

Блок канального типа

FXDQ-M9



Несколько
арендаторов

Предназначен для установки в гостиничных номерах

- › Компактные размеры (230 мм в высоту и 652 мм в глубину) позволяют легко смонтировать блок в пространстве между подвесным потолком и перекрытием
- › Аккуратно скрыт в потолке, при этом видны только воздухозаборные и воздухораспределительные решетки
- › Многовариантная установка, так как всасывание воздуха может осуществляться с тыльной стороны или снизу


FXDQ-M9



Внутренний блок				FXDQ	20M9	25M9
Холодопроизводительность	Ном.		кВт		2,2	2,8
Теплопроизводительность	Ном.		кВт		2,5	3,2
Потребляемая мощность - 50 Гц	Охлаждение	Ном.	кВт			0,050
	Нагрев	Ном.	кВт			0,050
Размеры	Блок	Высота	мм			230
		Ширина	мм			502
		Глубина	мм			652
Требуемое пространство между подвесным потолком и перекрытием >				мм		250
Масса	Блок		кг			17
Корпус	Цвет				Не окрашен	
	Материал				Оцинкованная сталь	
Вентилятор - Расход воздуха - 50Гц	Охлаждение	Выс./Низк.	м³/мин		6,7/5,2	7,4/5,8
	Нагрев	Выс./Низк.	м³/мин		6,7/5,2	7,4/5,8
Воздушный фильтр	Тип				Полимерная сетка, стойкая к действию плесени	
Уровень звуковой мощности	Охлаждение	Ном.	дБА			50
Уровень звукового давления	Охлаждение	Выс./Низк.	дБА			37/32
	Нагрев	Выс./Низк.	дБА			37/32
Хладагент	Тип/ПГП				R-410A / 2.087,5	
Подсоединение труб	Жидкость	Наружный диаметр (OD)	мм			6,35
	Газ	Наружный диаметр (OD)	мм			12,7
	Дренаж				ВД 21,6, НД 27,2	
Электропитание	Фаза/Частота/Напряжение		Гц/В		1~/50/230	
Ток - 50 Гц	Макс. ток предохранителя (MFA)		А		16	
Системы управления	Инфракрасный пульт ДУ				BRC4C62	
	Упрощенный проводной пульт ДУ для гостиниц				BRC2E52C (Системы с рекуперацией теплоты) / BRC3E52C (Системы с тепловым насосом)	
	Проводной пульт ДУ				BRC1D52 / BRC1E52A/B	

Содержит фторированные парниковые газы

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Остенд, Бельгия · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Остенд (Главная редакция)



ECPRU 15-242

08/15



Настоящий каталог составлен только для справочных целей и не является предложением, обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или соответствия конкретной цели содержания каталога, а также продуктов и услуг, представленных в нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле, вытекающие из прямого или косвенного использования и/или трактовки данного буклета. На все содержание распространяется авторское право Daikin Europe N.V.