



GAMA DE ENFRIADORAS

GAMA DE UNIDADES DE CONDENSACIÓN POR AIRE

Tipo	Compr.	Refr.	Modo	Referencia	Fotografía	0	17,5	200	500	1.000	2.000 kW	
CONDENSACIÓN POR AIRE	SWING	R-410A	❄️	EWAQ005-007ACV3								
				EWAQ009-011ACV3								
CONDENSACIÓN POR AIRE	SCROLL	R-410A	❄️	EWAQ009-013ACW1								
				EWAQ009-013ACW1								
CONDENSACIÓN POR AIRE	SWING	R-410A	🔴	EWYQ005-007ACV3								
				EWYQ009-011ACV3								
CONDENSACIÓN POR AIRE	SCROLL	R-410A	🔴	EWYQ009-013ACW1								
				EWYQ009-013ACW1								
CONDENSACIÓN POR AIRE	R-407C		❄️	EUWAC5-10FBZW1								
				EUWA*5-24KBZW1								
				EUWY*5-24KBZW1								
CONDENSACIÓN POR AIRE	SCROLL	R-410A	❄️	EWAQ080-260DAYN								
				EWYQ080-250DAYN								
CONDENSACIÓN POR AIRE	DE TORNILLO	R-134a	❄️	EWAD100-410E-SS								
				EWAD100-400E-SL								
				EWAD390-580D-SS								
				EWAD180-530D-SL								
				EWAD180-530D-SR								
				EWAD210-490D-SX								
				EWAD250-620D-XS								
				EWAD240-600D-XR								
				EWAD200-590D-HS								
				EWYD250-580BZSS								
				EWYD250-570BZSL								
				EWAD330-520BZSS/SL								
				EWAD330-520BZXS/XL/XR								
				EWAD670-C18CZXS/XL								
				EWAD640-C17CZXR								
CONDENSACIÓN POR AIRE	DE TORNILLO	R-134a	❄️	EWAD650-C20C-SS/SL								
				EWAD620-C19C-SR								
				EWAD760-C22C-XS/XL								
				EWAD740-C22C-XR								
				EWAD820-C16C-PS/PL								
CONDENSACIÓN POR AIRE	DE TORNILLO	R-134a	❄️	ERAD120-490E-SS								
CONDENSACIÓN POR AIRE	DE TORNILLO	R-134a	❄️	ERAD120-460E-SL								

- ❄️ = Solo frío
- 🔴 = Solo calefacción
- 🔴 = Bomba de Calor
- 🔴 = Calefacción
- ❄️ = Refrigeración



GAMA DE UNIDADES DE CONDENSACIÓN POR AGUA

Tipo	Compr.	Refr.	Modo	Referencia	Fotografía	0	17,5	200	500	1.000	2.000	9.000 kW			
Condensación por agua	SCROLL	R-407C	= Solo frío = Solo calefacción = Calefacción = Refrigeración	EWWP014-065KBW1N			0,12	0,27	0,64	1,27	2,54				
				EWWP090-195KBW1N			0,27	0,59	1,46	2,92	5,84	11,68	23,36		
	DE TORNILLO	R-134a	= Solo frío = Solo calefacción = Calefacción = Refrigeración	EWWD120-560J-SS											
				EWWD170-600G-SS											
				EWWD190-650G-XS											
				EWWD340-C18I-SS											
				EWWD360-C12I-XS											
				EWWD380-C11BJYNN											
	R-410A	EWVQ380-C20B-SS													
		EWVQ420-C21B-XS													
	CENTRÍFUGA	R-134a	= Solo frío = Solo calefacción = Calefacción = Refrigeración	EWWD320-C10FZX											
				DWSC											
				DWDC											
Enfriadora sin condensador	SCROLL	R-407C	= Solo frío = Solo calefacción = Calefacción = Refrigeración	EWLP012-65KBW1N			0,12	0,27	0,64	1,27	2,54				
				EWLD110-530J-SS			0,27	0,59	1,46	2,92	5,84	11,68	23,36		
	DE TORNILLO	R-134a	= Solo frío = Solo calefacción = Calefacción = Refrigeración	EWLD160-550G-SS											
				EWLD320-C17I-SS											



Daikin Europe NV, participa en el Programa de Certificación Eurovent para acondicionadores (AC), enfriadores de agua (AC) y fan coils (FC). Puede comprobar la validez vigente del certificado en línea: www.eurovent-certification.com, o bien visitar: www.certifish.com

Condensación por aire con certificación Eurovent hasta 600 kW.
 Condensación por agua con certificación Eurovent hasta 1500 kW.
 Capacidades nominales de refrigeración basadas en condiciones Eurovent:
 Evaporador: 12 °C/7 °C – Ambiente: 35 °C
 Capacidades nominales de calefacción basadas en condiciones Eurovent:
 Ambiente: 7 °C/5 °C – Condensador: 40 °C/45 °C

ECPE11-404 - CD - 05/11 - Copyright © Daikin
 La presente publicación sustituye al documento ECPE10-404.
 Editor responsable: Daikin Europe NV,
 Zandvoordestraat 300, B-8400 Ostende



ECPE11-404

