

Čistička vzduchu s technológiou Streamer

MC55VB



Flash Streamer

Výkonná filtrácia vzduchu

- › Čistý vzduch vďaka technológiám čistenia vzduchu
- › Zachytáva jemné častičky prachu

- › Vysoké sanie a tichá ako šepot
- › Nový štýlový a kompaktný dizajn

MC55VB



MC55VBFVM

MC55VB				Parapetný typ	
Použitie					
Použiteľná oblasť v miestnosti		m ²	41		
Vonkajšie rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	500 x270 x270	
Hmotnosť	Jednotka		kg	6,8	
Opláštenie	Farba	Biela			
Ventilátor	Typ	Ventilátor s viacerými lopatkami (Viaclamelový odstredivý ventilátor s krytom)			
	Prietok vzduchu	Čistenie vzduchu	Tichá/Niz./Stred./Turbo	m ³ /h	66 /120 /192 /330
Hladina akustického tlaku	Čistenie vzduchu	Tichá/Niz./Stred./Turbo		dB(A)	19 /29 /39 /53
Čistenie vzduchu	Príkon	Tichá/Niz./Str./Turbo		kW	0,008 /0,010 /0,015 /0,037
Metóda dezodorácie				Flash Streamer + deodorizačný katalyzátor	
Metóda zachytávania prachu				Elektrostatický filter HEPA	
Vzduchový filter	Typ	Polyetylénová tereftalanová sieť			
Značka	Položka	01	Prach: 3 stupne/Pach: 3 stupne/Režim proti peľu/Indikátor uzamknutia odolný voči manipulácii deťmi/PM 2.5 indikátorov snímač: 6 stupňov/Prietok vzduchu (LL/L/M/H)/Režim auto. ventilátora (LL-H)/Režim Econo/Kontrolka ZAP/VYP/Kontrolka Streamer		
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie		Hz/V	1~/50/60/220-240/220-230	
Typ	Čistič vzduchu				

Hodnota pre vhodnú plochu v miestnosti platí pre prevádzku jednotky s maximálnou rýchlosťou ventilátora (HH). Použiteľná oblasť v miestnosti určuje priestor, z ktorého môžete do 30 minút odstrániť určité množstvo prachových častíc. (JEM 1467) | Akustické prevádzkové výkony sú priemerné hodnoty namerané vo vzdialenosti 1 m od prednej, ľavej, pravej a hornej strany jednotky. (rovnajú sa hodnotám v bezodrazovej miestnosti) | Elektrostatický filter HEPA je namontovaný v jednotke. | Iná funkcia: Aktívna plazmatická funkcia. Funkcia automatického reštartovania.

Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s. r. o.

Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava, Slovakia · Tel: 00421/2/57 10 32 11 · Fax: +00421/2/57 10 32 99 · e-mail: office@daikin.sk · www.daikin.sk

Tento prospekt bol zostavený iba na informačné účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v najširšom zmysle slova vyplývajúce alebo týkajúce sa používania alebo interpretácie tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.

ECPSK20-703

04/2020

