




























Portfolio proizvoda




PRIMENJENI SISTEMI

Opseg rashladnog agregata sa vazдушnim hlađenjem

	Rashladni fluid	Inverter	Besplatno hlađenje	Kompresor			Verzija velike efikasnosti				Jačina zvuka				
				Klatni	Pužni	Vijčani	Standard	Visok	Prvoklasni	Visoka spoljna temperatura	Standard	Nizak	Utišan	Ekstra nizak	
Samo hlađenje															0
EWAQ~ADVP		R-410A	✓		✓			✓				✓			
EWAQ~ACV3/ACW1		R-410A	✓			✓		✓				✓			
EUWA*~KBZW1		R-407C				✓		✓				✓			
EWAQ~BA*		R-410A	✓			✓		✓				✓			
EWAQ~DAYN		R-410A				✓		✓				✓			
EWAQ~E-		R-410A				✓			✓			✓	✓	✓	
EWAQ~F-		R-410A				✓		✓	✓			✓	✓	✓	
EWAQ~GZ NOVO		R-410A	✓			✓			✓			✓		✓	
EWAD~E-		R-134a				✓		✓				✓	✓		
EWAD~D-		R-134a				✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓	
EWAD~BZ		R-134a	✓					✓	✓			✓	✓	✓	
EWAD~TZ NOVO *		R-134a	✓					✓	✓			✓		✓	
EWAD~C-		R-134a						✓	✓	✓		✓	✓	✓	
EWAD~CZ		R-134a	✓						✓			✓	✓	✓	
EWAD~DZ NOVO *		R-134a	✓					✓	✓			✓	✓		✓
EWAD~CF		R-134a		✓					✓			✓	✓	✓	
Toplotna pumpa															0
EWYQ~ADVP		R-410A	✓		✓			✓				✓			
EWYQ~ACV3/ACW1		R-410A	✓			✓		✓				✓			
EUWY*~KBZW1		R-407C				✓		✓				✓			
EWYQ~BA*		R-410A	✓			✓		✓				✓			
EWYQ~DAYN		R-410A				✓		✓				✓			
EWYQ~F NOVO		R-410A				✓			✓			✓	✓	✓	
EWYQ~GZ NOVO		R-410A	✓			✓			✓			✓		✓	
EWYD~BZ		R-134a	✓					✓				✓	✓		
Kompresiono-kondenzacioni agregat															0
ERAD~E-		R-134a						✓	✓			✓	✓		

* : preliminarni

Klase kapaciteta (kW)






Opseg rashladnog agregata sa vodenim hlađenjem

	Rashladni fluid	Inverter 	Kompresor			Verzija velike efikasnosti		Jačina zvuka
			Pužni 	Vijčani 	Centrifugalni 	Standard	Visok	Standard
Rashladni agregati sa vodenim hlađenjem (samo hlađenje i samo grejanje)								
EWWP~KBW1N 	R-407C		✓			✓		✓
EWWD~J- 	R-134a			✓		✓		✓
EWWD~G- 	R-134a			✓		✓	✓	✓
EWWD~I- 	R-134a			✓		✓	✓	✓
EWWD~H- 	R-134a			✓			✓	✓
Rashladni agregati sa vodenim hlađenjem (samo hlađenje)								
EWVQ~B- 	R-410A			✓		✓	✓	✓
Rashladni agregati bez kondenzatora								
EWLP~KBW1N 	R-407C		✓			✓		✓
EWLD~J- 	R-134a			✓		✓		✓
EWLD~G- 	R-134a			✓		✓		✓
EWLD~I- 	R-134a			✓		✓		✓
Centrifugalni rashladni agregati sa vodenim hlađenjem								
EWWD~FZ 	R-134a	✓				✓	✓	✓
DWME 	R-134a	✓				✓	✓	✓
DWSC DWDC 	R-134a	opciono				✓	✓	✓
6000 RT NOVO CENTRIFUGALNI 	R-134a					✓	✓	✓




Klase kapaciteta (kW)




Opšti pregled klima-komore

Protok vazduha (m³/h x 1000)



Daikin paket svežeg vazduha - Koncept plug & play za D-AHU opseg



Opšti pregled ventilator-konvektorske jedinice

Referenca			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	18	20	22 kW		
Kasete 900x900	FWC-BT/BF	2 cevi	hlađenje																	
		2 cevi	grejanje																	
	FWC-BT/BF	4 cevi	hlađenje																	
		4 cevi	grejanje																	
Kasete 600x600	FWF-BT/BF	2 cevi	hlađenje																	
		2 cevi	grejanje																	
	FWF-BT/BF	4 cevi	hlađenje																	
		4 cevi	grejanje																	
Zidni	FWT-CT	2 cevi	hlađenje																	
		2 cevi	grejanje																	
Fleksibilno sa kućištem	FML-DT/DF	2 cevi	hlađenje																	
		2 cevi	grejanje																	
	FML-DT/DF	4 cevi	hlađenje																	
		4 cevi	grejanje																	
	FWR-AT/AF	2 cevi	hlađenje																	
		2 cevi	grejanje																	
FWR-AT/AF	4 cevi	hlađenje																		
	4 cevi	grejanje																		
Fleksibilno bez kućišta	FWM-DT/DF	2 cevi	hlađenje																	
		2 cevi	grejanje																	
	FWS-AT/AF	2 cevi	hlađenje																	
		2 cevi	grejanje																	
FWS-AT/AF	4 cevi	hlađenje																		
	4 cevi	grejanje																		
Kanalski uređaj, nizak ESP	FWE-CT/CF	2 cevi	hlađenje																	
		2 cevi	grejanje																	
	FWE-CT/CF	4 cevi	hlađenje																	
		4 cevi	grejanje																	
Kanalski uređaj, srednji ESP	FWB-BT	2 cevi	hlađenje																	
		2 cevi	grejanje																	
	FWP-AT	2 cevi	hlađenje																	
		2 cevi	grejanje																	
Kanalski uređaj, visok ESP	FWD-AT/AF	2 cevi	hlađenje																	
		2 cevi	grejanje																	
	FWD-AT/AF	4 cevi	hlađenje																	
		4 cevi	grejanje																	
Podni/ parapetni	FW-DT/DvF	2 cevi	hlađenje																	
		2 cevi	grejanje																	
	FW-DT/DvF	4 cevi	hlađenje																	
		4 cevi	grejanje																	
	FWZ-AT/AF	2 cevi	hlađenje																	
		2 cevi	grejanje																	
FWZ-AT/AF	4 cevi	hlađenje																		
	4 cevi	grejanje																		

* BLDC: ventilator motora jednosmerne struje vođen regulatorom, bez četkica



Ovaj prospekt je napravljen u cilju pružanja informacija i ne predstavlja zvaničnu ponudu od strane Daikin Europe N.V. Kompanija Daikin Europe N.V. je sadržinu ovog kataloga sastavila na osnovu svih saznanja do kojih je došla. On ne predstavlja nikakvu izričitu niti posrednu garanciju za potpunost, tačnost i pouzdanost sadržine kataloga i prikazanih proizvoda i usluga, kao ni njihovu podobnost za određenu namenu. Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave. Kompanija Daikin Europe N.V. bezuslovno odbacuje svaku odgovornost za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, u bilo kom smislu, nastalu usled upotrebe i/ili tumačenja ovog kataloga. Vlasnik autorskih prava na celokupnu sadržinu kataloga je kompanija Daikin Europe N.V.



Kompanija Daikin Europe N.V. učestvuje u programu sertifikacije Eurovent koji se odnosi na agregate za hlađenje tečnosti (LCP), klima-komore (AHU) i ventilator-konvektore (FCU). Proverite tekuće stanje sertifikata na internet sajtu: www.eurovent-certification.com ili www.certiflash.com



ECPSR14-440 • CD - 05/14 • Autorska prava Daikin
Ova publikacija zamenjuje ECPSR13-440A
Štampano na papiru koji ne sadrži hlor
Pripremio: La Moviola, Belgium
Resp. Ed.: Daikin Europe N.V., Zandvoordstraat 300, B-8400 Oostende

ECPSR14-440

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE Handelsgmbh
campus 21, Europaring F12/402, A – 2345 Brunn/Gebirge
Tel.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Faks: +43 / 22 36 / 3 25 57-900
e-mail: office@daikin.at, www.daikin-ce.com

Daikin diler: