

DAIKIN



Madoka



reddot design award

Merhaba Madoka.

Sadeliğın güzelliđi

Japoncada **daire** anlamına gelen **Madoka**, zarafeti ve huzuru temsil ediyor. Mavi bir daireyi ve tasarım sadeliđini belirgin şekilde öne çıkaran Madoka bu ince ve şık görüntüsü sayesinde Red Dot Ürün Tasarım Ödülü ve iF Tasarım Ödülü de dahil çok sayıda ödüle layık görüldü.

Madoka, konforunuzu garanti ediyor, üstelik hayal edebileceđiniz en sezgisel şekilde; sadece üç düğme ve geniş bir ekrandan meydana geliyor.

3 Renk



reddot design award

Birbirinden şık üç renk seçeneğiyle gelir, Madoka her türlü iç dekora tarz ve zarafet katar.

Sadece 85 x 85 mm boyutlarında olan Madoka oldukça kompakttır ve her türlü arka plana sorunsuz şekilde uyum sağlar.

Beyaz
RAL 9003 (parlak)



Gümüş rengi
RAL 9006 (metalik)



Siyah
RAL 9005 (mat)



ince tasarım




Madoka, saflık ile sadeliđi bir araya getiriyor.

Sezgisel dokunmatik düğmeli kumandası, ekranı büyütür ve Madoka'nın kullanımını hem kolay hem sezgisel hale getirir.

Japonca adının da vurguladığı gibi mükemmeli temsil eden Madoka her bir klima üzerinde mükemmel bir kontrol sağlar.





Kullanıcı dostu arayüz



 **Bluetooth®**

 **DAIKIN**

Madoka Assistant



Program veya ayar noktası sınırlandırma vb. gelişmiş ayarları sadeleştirir

- Görsel arayüzü örneğin program ayarı, enerji tasarrufunun etkinleştirilmesi, ayar kısıtlamaları vb. gelişmiş ayarları basitleştirir.
- Saha ayarlarını ve programlarınızı telefonunuza kaydedin ve bunları birden fazla kumandaya yükleyerek zamandan ve maliyetten tasarruf edin
- Kolay ve hızlı devreye alındığından montörler de zamandan ve maliyetten tasarruf eder
- Bluetooth® low energy teknolojisini içerir

Kolay program ayarı



Gelişmiş kullanıcı ayarları



Montör ayarları



Saha ayarları




Otel




Otel odaları için sezgisel klima kontrolü

Otel misafirleri basit ekranı kullanarak konforunu istedikleri şekilde ayarlayabilirler.



Yanlış kullanıma ve boşa enerji harcanmasına karşı opsiyonel oda kartı bağlantısı ve ayar noktası sınırlandırma koruması sayesinde maliyetlerinizi düşürün.



Birlikte sürdürülebilir bir gelecek inşa edelim

Çevresel ayak izimizi azaltma kararlılığımız doğrultusunda 2050 yılına kadar CO2 nötr olmayı hedefliyoruz. Dairesel ekonomi, inovasyon ve akıllı kullanım; hedefimize giden yolda atlama taşlarımızdır. Şimdi harekete geçme zamanı, hemen bize katılın!

“İkinci evimiz ofislerimiz zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz yerlerdir. Bu da klima kontrolünü daha önemli hale getiriyor.”

Ofis



Bir adım önde

Ofisler için Madoka Assistant, sistemin hızlı ve kolay şekilde yapılandırılmasını ve program ayarının akıllı telefon üzerinden gerçekleştirilmesini sağlayarak ofis planlarının değiştirilmesine basit bir yanıt sunuyor.

Düşük maliyetli altyapı soğutma çözümü

Madoka ayrıca, standart olarak rotasyonlu çalışma ve yedek çalışma gibi entegre işlevlere sahip olduğundan sunucu odaları için düşük maliyetli bir çözüm sunar.


Yedek çalışma

Bir ünite arızalandığında diğer ünite otomatik olarak devreye girer.



Rotasyonlu çalışma

Belirli bir süre sonra, çalışan ünite bekleme moduna geçer ve bekleme modundaki ünite devreye girer, böylece sistemin ömrü uzar.



Rotasyon aralığı 6, 12, 24, 72 ve 96 saat olarak ve ayrıca haftalık olarak ayarlanabilir.

En şık odalara dahi zarafet katar

Madoka, iç dekorunuzun bir tasarım elemanı gibi hareket eder ve her türlü iç dekore şık ve sorunsuz şekilde uyum sağlar.

Programlamayı basit hale getirir, enerji kullanımınızı kontrol etmenizi sağlar ve ilave enerji tasarruf işlevlerini etkinleştirir.

Üstelik, tüm bunları Madoka'nın Bluetooth® alanı içinde koltuğunuzda otururken konforlu bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.





Konutlara özel

Özellikler

- › İnce ve şık tasarım
- › Sezgisel dokunmatik düğmeli kumanda
- › Üç ekran seçeneği: simge görünümü, standart ve ayrıntılı görünüm
- › Temel işlemlere doğrudan erişim (açma/kapama, ayar noktası, mod, hedef değerler, fan devri, panjurlar, filtre simgesi ve sıfırlama (4), hata ve kod)
- › Her türlü iç dekora sorunsuz uyum sağlayan üç farklı renk seçeneği
- › Kompakttir, sadece 85 x 85 mm'dir
- › Akıllı telefon üzerinden gelişmiş ayarlar ve devreye alma

Otel uygulaması işlevleri

- › Oda kartı ve/veya pencere temas entegrasyonunu ve ayar noktası sınırlandırma özelliğini kullanarak önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. (BRP7A* seçeneğiyle)
- › Minimum konfor düzeyini korumak için oda sıcaklığının belirli bir ayar sıcaklığının üstüne yükselmesine ve yine belirli bir ayar sıcaklığının altına düşmesine izin vermez.

Veri merkezlerinin ve sunucuların soğutulması için düşük maliyetli bir çözüm sunar

- › Sadece RZAG*/RZQG* ile birlikte
- › Rotasyonlu çalışma: Belirli bir süre sonra, çalışan ünite bekleme moduna geçer ve bekleme modundaki ünite devreye girer, böylece sistemin ömrü uzar.
Rotasyon aralığı 6, 12, 24, 72 veya 96 saat olarak ve ayrıca haftalık olarak ayarlanabilir.
- › Yedek çalışma: Bir ünite arızalandığında diğer ünite otomatik olarak çalışmaya başlar.





Tüm gelişmiş ayarları akıllı telefonunuzdan yapabilirsiniz

Bağımsız olarak seçilebilen geniş enerji tasarrufu işlevleri

- › Sıcaklık aralığı sınırı
- › Geri ayar işlevi
- › Ayarlanabilir hareket sensörü ve zemin sensörü (Dairesel Atışlı Kaset ve Tam Düz Kaset ürünlerinde bulunur)
- › Otomatik sıcaklık sıfırlama
- › Otomatik kapatma zamanlayıcı



www.daikin.eu/building-a-circular-economy

Sıcaklık aralığı kısıtlaması sayesinde aşırı ısıtmaya/soğutmaya son

- › Soğutma modunda alt sıcaklık sınırını ve ısıtma modunda üst sıcaklık sınırını ayarlanarak enerji tasarrufu yapın. (1)

Kilowatt-saat tüketim takibi (2)

- › kWh göstergesi son bir gün/ay/yıl içindeki güç tüketimini gösterir.

Diğer işlevler

- › Üç bağımsız programa kadar ayar yapılabilir, böylece yıl boyunca (ör. yaz/kış/sezon ortası) programlar arasında kolaylıkla geçiş yapabilirsiniz
- › Saha ayarlarını ve programlarınızı telefonunuza kaydedin ve bunları birden fazla kumandaya yükleyerek zamandan ve maliyetten tasarruf edin
- › Menü ayarları bağımsız olarak kilitlenebilir veya sınırlandırılabilir
- › Dış ünite (3), sessiz moda ayarlanabilir
- › Yaz saati uygulaması için gerçek zamanlı saat otomatik olarak güncellenir

(1) Ayrıca, otomatik soğutma/ısıtma geçişi modunda da kullanılabilir

(2) Sadece Sky Air FBA, FCAG ve FCAHG bire bir kombinasyonları için

(3) Sadece RZAG*, RZASG*, RZQG* ve RZQSG* modellerinde

Teknik özellikler



Gövde	Renk			W = Beyaz (RAL 9003 (parlak)) S = Gümüş rengi (RAL 9006 (metalik)) K = Siyah (RAL 9005 (mat))
	LED çalıştırma	Renk		Mavi durum göstergesi
Boyutlar	Birim	Yükseklik x Genişlik x Derinlik	mm	85 x 85 x 25
Ağırlık	Birim			kg
LCD	Arkaдан aydınlatma	Renk		Beyaz
Bağlanabilir maksimum iç ünite sayısı				1 grup (16 adede kadar iç ünite)
Kablo bağlantıları	İç üniteyle bağlantı için			İç ünitelerin P1-P2 kablolulu bağlantı
	Boyut	mm ²		0,75 ~ 1,25
Ortam sıcaklığı	Çalıştırma	Min.-Maks.		-10 ~ 50 °C
	Bağıl nem	< %95		
	Depolama	Min.-Maks.		- 20 ~ 70 °C
Güç kesintisi için yedekleme				Var - saat, 48 saate kadar senkron kalır.
Bluetooth® kablosuz teknolojisi	Protokol			Bluetooth® low energy 4.2 veya üzeri
Gelişmiş ayarlar için uygulama				Madoka Assistant
Uygulama işletim sistemi				Apple iOS 8.0 ve üzeri, Android 5.0 ve üzeri

Daikin Europe N.V.

Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Ostend · Belçika
www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Sorumlu Editör)

Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Daikin Europe N.V.yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımamaktadır. Daikin Europe N.V. bu yayının içeriğini sahip olduğu tüm bilgiler ışığında titizlikle derlemiştir. Ancak, kitapçığın içeriği ve bu kitapçıkta adı geçen ürün ve hizmetlerin eksiksizliği, doğruluğu, güvenilirliği veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti verilmaz. Özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin Europe N.V. bu yayının kullanımıyla ve/veya yorumlanmasıyla bağlantılı olarak en geniş anlamda hiçbir doğrudan veya dolaylı hasar veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin Europe N.V.ye aittir.

Klorinsiz kağıda basılmıştır.

Hazırlayan: La Movida, Belçika.

ECPTR20-306

08/20

