




























Produkt- portfölj




VÄTSKEKYL
LÖSNINGAR

Utbud av luftkylda kylaggregat



















	Köldmedium	Inverter	Fri kyla	Kompressor			Verkningsgradversion				Ljudversion				
				Swing	Scroll	Skruv	Standard	Hög	Premium	Hög omgivning	Standard	Låg	Minskad	Extra låg	
Enbart kyla															
EWAQ~ADVP		R-410A	AC		✓			✓				✓			
EWAQ~ACV3/ACW1		R-410A	AC			✓		✓				✓			
EUWA*~KBZW1		R-407C				✓		✓				✓			
EWAQ~BA*		R-410A	AC				✓	✓				✓			
EWAQ~DAYN		R-410A					✓	✓				✓			
EWAQ~E-		R-410A					✓		✓			✓	✓	✓	
EWAQ~F-		R-410A					✓		✓			✓	✓	✓	
EWAQ~GZ NYHET <small>preliminärt</small>		R-410A	DC				✓		✓			✓	✓		✓
EWAD~E-		R-134a						✓	✓			✓	✓		
EWAD~D-		R-134a						✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
EWAD~BZ		R-134a	AC					✓	✓	✓		✓	✓	✓	
EWAD~TZ NYHET <small>preliminärt</small>		R-134a	AC					✓	✓	✓		✓	✓		✓
EWAD~C-		R-134a						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EWAD~CZ		R-134a	AC						✓	✓		✓	✓	✓	
EWAD~DZ NYHET <small>preliminärt</small>		R-134a	DC						✓	✓		✓	✓		✓
EWAD~CF		R-134a		✓					✓			✓	✓	✓	
Värmepump															
EWYQ~ADVP		R-410A	AC		✓			✓				✓			
EWYQ~ACV3/ACW1		R-410A	AC				✓	✓				✓			
EUWY*~KBZW1		R-407C					✓	✓				✓			
EWYQ~BA*		R-410A	AC					✓	✓			✓			
EWYQ~DAYN		R-410A					✓	✓				✓			
EWYQ~F NYHET		R-410A					✓		✓			✓	✓	✓	
EWYQ~GZ NYHET <small>preliminärt</small>		R-410A	DC				✓		✓			✓	✓		✓
EWYD~BZ		R-134a	AC					✓	✓			✓	✓		
Kondensorenhet															
ERAD~E-		R-134a							✓	✓		✓	✓		

Kapacitetsklasser (kW)






Utbud av vattenkylda kylaggregat

	Köldmedium	Inverter 	Kompressor			Verkningsgradversion		Ljudversion
			Scroll 	Skruv 	Centrifugal 	Standard	Hög	Standard
Vätskekylda vätskylare (endast kyla och värme)								
EWWP~KBW1N 	R-407C		✓			✓		✓
EWWD~J- 	R-134a			✓		✓		✓
EWWD~G- 	R-134a			✓		✓	✓	✓
EWWD~I- 	R-134a			✓		✓	✓	✓
EWWD~H- 	R-134a			✓			✓	✓
Vätskekylda vätskylare (endast kyla)								
EWVQ~B- 	R-410A			✓		✓	✓	✓
Vätskylare utan kondensor								
EWLP~KBW1N 	R-407C		✓			✓		✓
EWLD~J- 	R-134a			✓		✓		✓
EWLD~G- 	R-134a			✓		✓		✓
EWLD~I- 	R-134a			✓		✓		✓
Vattenkylda centrifugala kylaggregat								
EWWD~FZ 	R-134a	✓			✓		✓	✓
DWME 	R-134a	✓			✓		✓	✓
DWSC DWDC 	R-134a	✓			✓		✓	✓
3 000 TON CENTRIFUGAL NYHET 	R-134a				✓		✓	✓




Kapacitetsklasser (kW)




Översikt luftbehandlingsenheter

Luftflöde (m³/tim * 1 000)





0 15 30 45 60 75 90 105 120 135



Plug & play-anslutning till VRV IV eller ERQ



Översikt fläktkonvektorer

Referens				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	16	18	20	22 kW
900 x 900 kassett	FWC-BT/BF	2-rör	kyla																
		2-rör	värme																
	FWC-BT/BF	4-rör	kyla																
		4-rör	värme																
600 x 600 kassett	FWF-BT/BF	2-rör	kyla																
		2-rör	värme																
	FWF-BT/BF	4-rör	kyla																
		4-rör	värme																
Väggmonterad	FWF-CT	2-rör	kyla																
		2-rör	värme																
Flexi med skåp	FWL-DAT/DAF	2-rör	kyla																
		2-rör	värme																
	FWL-DAT/DAF	4-rör	kyla																
		4-rör	värme																
FWR-AT/AF	2-rör	kyla																	
	2-rör	värme																	
	FWR-AT/AF	4-rör	kyla																
		4-rör	värme																
Flexi utan skåp	FWM-DAT/DAF	2-rör	kyla																
		2-rör	värme																
	FWM-DAT/DAF	4-rör	kyla																
		4-rör	värme																
FWS-AT/AF	2-rör	kyla																	
	2-rör	värme																	
	FWS-AT/AF	4-rör	kyla																
		4-rör	värme																
Kanal låg ESP	FWE-CT	2-rör	kyla																
		2-rör	värme																
	FWE-CT	4-rör	kyla																
		4-rör	värme																
Kanal medelhög ESP	FWB-BT	2-rör	kyla																
		2-rör	värme																
	FWP-AT	2-rör	kyla																
		2-rör	värme																
Kanal hög ESP	FWD-AT/AF	2-rör	kyla																
		2-rör	värme																
	FWD-AT/AF	4-rör	kyla																
		4-rör	värme																
Golvmonterad	FWW-DAT/DAF	2-rör	kyla																
		2-rör	värme																
	FWW-DAT/DAF	4-rör	kyla																
		4-rör	värme																
FWZ-AT/AF	2-rör	kyla																	
	2-rör	värme																	
	FWZ-AT/AF	4-rör	kyla																
		4-rör	värme																



Den aktuella broschyren är enbart skapad i informations syfte och utgör därför inte något bindande erbjudande från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt denna broschyr efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte när det gäller innehållet och produkterna och tjänsterna som presenteras här. Specifikationer kan komma att ändras utan förvarning. Daikin Europe N.V. fransäger sig uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada, i den vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen och/eller tolkningen av denna broschyr. Allt innehåll är upphovsrättskyddat av Daikin Europe N.V.



Daikin Europe N.V. deltar i Eurovent Certification Programme for luftkonditionerare (AC), vätskekylpaket (LCP), luftbehandlingsenheter (AHU) samt fläktkonvektorer (FCU). Se pågående giltighetscertifikat online: www.eurovent-certification.com eller www.certiflash.com



ECPSV13-440A - CD - 11/13 - Copyright Daikin
 Denna publikation ersätter ECPSV13-440
 Tryckt på icke-klorblekt papper. Producerad av La Mouv'lab, Belgien
 Resp. Ed.: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende

ECPSV13-440A

Daikins produkter distribueras av: