

## Loftsmonteret kassette med 4-vejs udblæsning

FWF-CT



### Loftsmodel med AC fan motor

- › 4-vejs luftudblæsning og luftsving
- › Den kompakte kassette gør, at enheden passer ind i lofter og matcher med standardiserede bygningsmoduler
- › Luftindsugning nedefra
- › Indbygget højtryks drænpumpe med 700 mm løft
- › Centrifugalventilatorer med dobbelt indsugning
- › Let installation og vedligeholdelse


# FWF-CT



FWF-CT				02	03	04
				<b>2-rørs</b>		
Kølekapacitet	Samlet kapacitet	Høj	kW	2,49	4,10	4,54
		Lav	kW	1,91	2,78	3,37
	Følbar kapacitet	Høj	kW	1,91	2,93	3,37
		Lav	kW	1,49	1,88	2,43
Varmekapacitet	2-rørs	Høj	kW	3,52	4,69	5,28
		Lav	kW	2,64	3,08	3,81
Strømforsyning	Høj		W	63	64	79
		Lav	W	45	52	69
Mål	Enhed	Højde	mm		250	
		Bredde	mm		570	
		Dybde	mm		570	
Vægt	Enhed		kg	22		23
		Driftsvægt	kg	22		23
Ventilator	Type			Turboventilator med direkte drev		
		Kvantitet		1		
		Luftmængde	Høj	m <sup>3</sup> /t	646	680
Lav	m <sup>3</sup> /t		391	374	476	
Lydeffektniveau	Høj		dB(A)	52	54	56
Lydtryksniveau	Høj		dB(A)	42	45	48
Rørføringsforbindelser	Dræn	UD	mm		19,05	
Vandtilslutninger	Std varmeudveksler		tomme		3/4	
Strømforsyning	Fase/Frekvens/Spænding		Hz/V		1~/50/220-440	
Effektforbrug	Høj		A	0,27	0,28	0,34
		Mellem	A	0,22	0,25	0,31
		Lav	A	0,19	0,22	0,35
Styresystemer	Trådløs fjernbetjening			følger med dekorationspanelet		
	Fortrædet fjernbetjening			MERCA/SRC-HPA		

(1) Køling: Indkommende fordampervands temp. 12 °C; udgående fordampervands temp. 7°C, omgivende lufttemp. 35 °C; drift under fuld belastning.

**Daikin Europe N.V.** Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgien · [www.daikin.eu](http://www.daikin.eu) · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Ansvarshavende redaktør)



ECPDA15-486

06/15



Daikin Europe NV deltager i "Eurovent Certification Programme" for "Liquid Chilling Packages" (LCP), luftbehandlingsenheder (AHU), "Fan Coil Units" (FC) og systemer med variabelt kølemiddelflow (VRF). Kontroller den aktuelle gyldighed af certifikatet online: [www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com) eller ved brug af: [www.certiflash.com](http://www.certiflash.com)

Denne brochure er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har samlet denne brochures indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for direkte eller indirekte skader, forstøt i ordets bredeste betydning, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne brochures brug og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.