



Kumanda sistemleri

## Bireysel Kumanda Sistemleri

**VRV®**  
**SkyAir**

Modern tasarımı, kullanıcı dostu uzaktan kumanda

- » Kolay kullanım
- » Enerji tasarruf işlevleri
- » kWh göstergesi
- » Esnek programlama
- » Gerçek zamanlı saat
- » Birden fazla dil desteği



[www.daikin.eu](http://www.daikin.eu)



BRC1E52A


# Modern tasarımlı, kullanıcı dostu uzaktan kumanda

Parlak beyaz renkteki bu basit, modern tasarımlı uzaktan kumanda (RAL 9010) iç mekan tasarımınıza kolayca uyum sağlar. Kullanımı çok daha kolay ve basittir, tam nokta sıvı ekrandaki talimatları takip etmeniz yeterlidir.



## Kolay kullanım

- › **Ana fonksiyonlara doğrudan erişilebilir**  
Kolay kullanım için büyük düğmeler ve ok tuşları mevcuttur. Fan devri ve sıcaklık gibi temel ayarlar sezgisel olarak kullanılabilir. Diğer ayarlar için menü listesinden işlevi seçebilirsiniz.
- › **Gelişmiş menü ayarları için açık grafikli kullanıcı arayüzü**  
Kolay kullanım ve navigasyon için ekranda her bir ayarın açıklaması sunulur.



Açık grafik kullanıcı arayüzü

## kWh göstergesi ile enerji tüketiminizi takip edebilirsiniz

kWh göstergesi, son gün/hafta/ay/yıl içerisindeki elektrik tüketiminize işaret eder.



## Esnek programlama

- › **3 bağımsız program ayarlanabilir (örn. yaz, kış, mevsim ortası)**
  - kullanıcı programı kendi değiştirebilir
  - değiştirmek için montajı yapan yetkilinin ziyaretine gerek yoktur
  - haftanın her bir günü için gün başına 5 eylem programlanabilir
- › **Tatil işlevi**
  - Tatil olarak ayarlanan günler için program zamanlayıcıyı devre dışı bırakma



# Bir dizi enerji tasarruf işlevini etkinleştirerek klima sisteminizi optimize edin

Kablolu kumanda üzerindeki enerji tasarruf işlevleri sayesinde tüm uygulamalar Daikin'in gelişmiş **enerji yönetimi** araçlarından faydalanarak, kolay ve basit bir şekilde **işletme maliyetlerini azaltabilir.**

- › **Dairesel atışlı kaset tipi üzerindeki sensörler sayesinde akıllı ve esnek kumanda**
  - Ünite ayar noktasını belirler veya odada kimse olmadığında kapanır
  - İşletme maliyetleri ciddi oranda, %27'ye kadar düşürülür
  - Uzaktan kumanda ile sensör programlama
- › **Sıcaklık aralığı sınırı**
  - Seçilebilecek minimum ve maksimum ayar noktası sınırlanarak enerji tasarrufu sağlar
  - Aşırı ısıtma veya soğutmayı önler
- › **Azaltma fonksiyonu**
  - Kimse yokken iç mekan sıcaklığını bir minimum ve maksimum arasında korur
- › **Ayar noktası otomatik sıfırlama**
  - Önceden belirlenen bir süre sonrasında ayar noktasını otomatik olarak sıfırlar
- › **Kapatma zamanlayıcısı**
  - Önceden belirlenen bir süre sonrasında üniteyi kapatır
  - Toplantı odaları gibi klimanın bir toplantı sonrasında kapatılmadığı mekanlarda enerji tasarrufu sağlar

# Gerçek zamanlı saat

Günlüğü tasarruf düzenlemelerine göre otomatik güncellenen gerçek zaman saati

# Birden fazla dil desteği

- › 11 farklı dil mevcuttur:
- › İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Yunanca, Felemenkçe, Rusça, Türkçe ve Lehçe

# Menü işlevlerini/düğmelerini ayrı ayrı kısıtlamak mümkündür

- › Otellerde, dükkanlarda, ofislerde vs. yanlış kullanımı önlemek için uzaktan kumanda üzerindeki işlevlerin bazıları kısıtlanabilir

# Diğer özellikler

- › Yerleşik yedek güç. Bir güç kesintisi meydana geldiğinde tüm ayarlar 48 saate kadar kayıtlı kalır
- › Arka aydınlatmalı ekran

# Teknik Özellikler / İşlevler

TEKNİK ÖZELLİKLER		BRC1E52A
Boyutlar (YxGxD)		120x120x19 mm
LCD	Ekran boyutu (YxG)	43,2x68,85 mm
	Tipi	Tam nokta (160x255)
Renk		Parlak beyaz
Çalışma kısmı kapağı		Hayır
Maks. kablo uzunluğu		500m
Bağlanabilir iç üniteler		Tüm VRV® ve Sky Air® iç üniteleri

FONKSİYONLAR		BRC1E52A
Enerji tasarruf işlevleri	Sensör davranışlarını ayarlama	✓
	Sıcaklık aralığı sınırı	✓
	Azaltma fonksiyonu	✓
	Ayar noktası otomatik sıfırlama	✓
	Kapatma zamanlayıcısı	✓
Ekran	Dili değiştirilebilen ekran	11 farklı dil mevcuttur: İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, Yunanca, Felemenkçe, Rusça, Türkçe ve Lehçe (YENİ)
	Yardım menüsü	✓
	Oda sıcaklığı görüntüleme	✓
	Saat (zaman gösterimi)	Günlüğü tasarruf düzenlemelerine göre otomatik güncellenen gerçek zaman saati
	Arka aydınlatma	✓
	Kontrast ayarı	✓
Zamanlayıcı	Haftalık program zamanlayıcı	3
	Tatil işlevi	✓
Erişim kumandası	Anahtarlı kilit	✓
	Menüleri kısıtlama	Her bir menü için ayrı ayrı
	Kısıtlama düğmeleri	Her bir düğme için ayrı ayrı (AÇMA / KAPAMA, çalışma modu seçici, sıcaklık ayarı, fan devri / hava akış yönü)
Bellek	Yerleşik yedek güç	Bir güç kesintisi meydana geldiğinde tüm ayarlar 48 saate kadar kayıtlı kalır

Bu ürün, Eurovent sertifikası programı kapsamına dahil değildir.



Bu broşür yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve Daikin Europe N.V.yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımaz. Daikin Europe N.V. bilgisi sınırları dahilinde bu broşürün içeriğini derlemiştir. Burada belirtilen içeriğin, ürünler ve hizmetlerin bütünlüğü, doğruluğu, güvenilirliği veya belirli bir amaca uygunluğu hakkında açık veya ima edilmiş herhangi bir garanti verilmemektedir. Teknik özellikler önceden uyarı yapılmaksızın değiştirilebilir. Daikin Europe N.V., bu broşürün kullanımı ve/veya yorumlanmasından doğan veya bununla ilişkili doğrudan yada dolaylı herhangi bir hasar için en geniş anlamıyla herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Tüm içeriğin telif hakkı sahibi Daikin Europe N.V.'dir.

Daikin ürünleri distribütörü:

ECPTR12-306