



Kontrollsystem

# Individuella styrsystem


**VRV<sup>®</sup>**  
**SkyAir**

Användarvänlig fjärrkontroll med modern design

- » Användarvänlig
- » Energisparfunktioner
- » kWh-indikering
- » Flexibel schemaläggning
- » Realtidsklocka
- » Stöd för flera språk



[www.daikin.eu](http://www.daikin.eu)



BRC1E52A

# Användarvänlig fjärrkontroll med modern design

Denna enkla, modernt designade fjärrkontroll i en fräsch vit färg (RAL 9010) matchar din inredning. Manövreringen är enkel och smidig, det är bara att följa indikeringarna på skärmen.



## Användarvänlig

### › Tydliga huvudfunktioner

Stora knappar och piltangenter underlättar manövrering. Grundinställningar som fläktvarvtal och temperatur kan ställas in på ett enkelt sätt. Andra inställningar väljs lätt med funktionen i menylistan.

### › Tydligt grafiskt användargränssnitt för avancerade menyinställningar

En förklaring för varje inställning och navigation visas på skärmen.


Off reminder timer  
Each time after pressing  
the operation button  
automatically stops after  
**60**  
minutes.

Return Setting

Tydligt grafiskt användargränssnitt

## kWh-indikeringen håller reda på din förbrukning

kWh-indikeringen visar ett mått på elektricitetsförbrukningen för den senaste dagen/veckan/månaden/året.



## Flexibel schemaläggning

### › 3 oberoende scheman kan ställas in (t.ex. sommar, vinter, mitt i årstiden)

- hyresgästen kan ändra schemat själv
- inget behov för en installatör att komma och ändra
- 5 inställningar/dag kan läggas in för varje veckodag

### › Frånvarofunktion

- Inaktivera schemalagd timer för de dagar som har fastställts som frånvaro



# Optimera ditt luftkonditioneringsystem genom att aktivera en serie energibesparande funktioner

Tack vare de energibesparande funktionerna i den trådanslutna kontrollen kan alla funktioner dra nytta av Daikins avancerade energistyrningsverktyg som ger ett enkelt och rättfram sätt att minska dina driftskostnader.

- › **Smart & flexibel kontroll via sensorer på den rundblåsande kassetten**
  - Enheten justerar börvärdet eller stänger av enheten när det inte finns någon i rummet
  - Minskar driftskostnaderna upp till 27%
  - Programsensor via fjärrkontroll
- › **Temperaturintervallgräns**
  - Sparar energi genom att begränsa de börvärden för min och max som kan ställas in
  - Undviker för kraftig värme eller kyla
- › **Sänkingsfunktion**
  - Upprätthåller inomhustemperaturen mellan ett minimum och ett maximum under frånvaro
- › **Automatisk återställning av börvärde**
  - Återställer börvärdet automatiskt efter en förinställd tid
- › **Avstängningstimer**
  - Stänger av enheten efter en förinställd tid
  - Sparar energi i exempelvis mötesrum när luftkonditionering inte stängs av efter ett möte

# Realtidsklocka

Realtidsklocka med automatisk uppdatering av sommartid

## Flerspråksstöd

- › Elva språk finns tillgängliga
- › Engelska, tyska, franska, spanska, italienska, portugisiska, grekiska, holländska, ryska, turkiska och polska

## Möjlighet att individuellt begränsa menyfunktioner/-knappar

- › Begränsa några av alla funktioner på fjärrkontrollen för att undvika felaktig användning, t.ex. i hotell, butiker, kontor

## Övriga egenskaper

- › Inbyggd reservström. I händelse av strömavbrott kommer alla inställningar att sparas i upp till 48 timmar
- › Belyst skärm

## Specifikationer / Funktioner

SPECIFIKATIONER		BRC1E52A
Dimensioner (HxBxD)		120x120x19 mm
LCD	Skärmstorlek (HxB)	43,2 x 68,85 mm
	Typ	Upplösning (160x255)
Färg		Vit (RAL9010)
Kåpa över manöverdel		Nej
Max kabeldragningslängd		500 m
Anslutningsbara inomhusenheter		Alla VRV® och Sky Air® inomhusenheter

FUNKTIONER		BRC1E52A
Energisparfunktioner	Uppträdande på börvärdessensorn	✓
	Temperaturintervall	✓
	Sänkingsfunktion	✓
	Automatisk återställning av börvärde	✓
	Avstängningstimer	✓
Display	Skärmtexter på flera språk	Elva språk finns tillgängliga: Engelska, tyska, franska, spanska, italienska, portugisiska, grekiska, holländska, ryska, turkiska och polska (NYTT).
	Hjälpmeny	✓
	Visning av rumstemperatur	✓
	Klocka (visas på skärmen)	Realtidsklocka med automatisk uppdatering till besparingsalternativ vid dagsljus
	Belyst skärm	✓
	Inställning för kontrast	✓
Timer	Veckotimer	3
	Frånvarofunktion	✓
Åtkomstkontroll	Knapplös	✓
	Begränsade menyer	Varje meny individuellt
	Begränsningsknappar	Varje knapp individuellt (PÅ/AV, driftlägesväljare, temperaturinställning, fläkthastighet / luftflödesriktning)
Minne	Inbyggt batteri	I händelse av strömavbrott kommer alla inställningar att sparas i upp till 48 timmar



Daikins unika position som tillverkare av luftkonditioneringsutrustning, kompressorer och köldmedier har lett till att företaget är djupt engagerat i miljöfrågor. Sedan flera år tillbaka strävar Daikin efter att bli den främsta leverantören av produkter som har liten påverkan på miljön. För att möta den utmaningen krävs ekologisk design och utveckling av ett brett utbud produkter och ett energihanteringsystem, som resulterar i energibesparing och minskad mängd avfall.

Denna produkt ligger inte inom ramen för Eurovents certifieringsprogram



Den här publikationen är bara skapad i informationssyfte och utgör inget bindande erbjudande från Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har sammanställt denna broschyr efter bästa förmåga. Ingen uttrycklig eller antydd garanti lämnas för fullständighet, riktighet, tillförlitlighet eller lämplighet för speciellt syfte av innehållet och produkterna och tjänsterna som presenteras här. Specifikationer kan komma att ändras utan föregående avisering därom. Daikin Europe N.V. fransäger sig uttryckligen allt ansvar för eventuell direkt eller indirekt skada, i den vidaste bemärkelse, som uppstår från eller är relaterad till användningen och/eller tolkningen av denna broschyr. Allt innehåll är upphovsrättskyddat av Daikin Europe N.V.

Daikins produkter distribueras av:

