



Gama de productos



REFRIGERACIÓN

El desarrollo de la unidad de refrigeración para supermercados Conveni-Pack ha supuesto una verdadera entrada triunfal al mercado de la refrigeración comercial para Daikin. La absorción e integración de la empresa británica J&E Hall nos ha permitido ampliar significativamente nuestra oferta.

Daikin ahora presenta una gama completa de productos probados en condiciones de uso reales para una amplia variedad de aplicaciones. La combinación exclusiva de productos bien establecidos en el mercado con las soluciones más innovadoras, hace que Daikin sea la mejor empresa en la que confiar desde el primer momento.

Unidades de condensación

Comercial



Unidades de condensación

Las unidades de condensación de tipo "conectar y usar" son una solución ideal para las empresas que necesiten un sistema muy compacto, sencillo y a un precio asequible.

- › Una solución integral lista para ser instalada
- › Funcionamiento silencioso
- › Bajo coste de explotación
- › Refrigerantes: R-404A, R-134a, R-407C
- › Compresores scroll o alternativos*

Zeas



Sistemas de refrigeración multicompresor con control Inverter

Los compresores scroll controlados por Inverter abren la puerta de la refrigeración comercial a la tecnología VRV.

- › Posibilidad de conexión múltiple
- › Ahorran energía
- › Muy silenciosos
- › Dimensiones reducidas
- › Refrigerante: R-410A

Industrial



Unidades de condensación con control Inverter

Estas unidades de condensación industriales trabajan sin descanso para lograr el máximo rendimiento en un espacio mínimo.

- › Compresores con control Inverter o de válvula corredera para adaptar la capacidad de refrigeración
- › Extremadamente silenciosas y económicas
- › Instalación sencilla
- › Panel de control integrado con controlador electrónico
- › Refrigerantes: R-404A, R-134a, R-407C, R-507A



Temperatura media* R-404A	Te -10°C / Ta 32°C	0,9 ~ 13,5 kW	Modelo unificado para temperatura media y baja	Límites de temperatura exterior de -20°C a 43°C.	Rango de capacidad a temperatura media 125 ~ 735 kW a Te -10°C / Ta 32°C	Aplicación de enfriamiento R-404A*	-10°C / +32°C	113 ~ 417 kW
Temperatura media* R-134a	Te -10°C / Ta 32°C	1,2 ~ 8,7 kW			Rango de capacidad a temperatura baja 5,4 ~ 28,5 kW a Te -35°C / Ta 32°C			
Temperatura baja R-404A	Te -35°C / Ta 32°C	0,4 ~ 5,9 kW			Aplicación	Tiendas de barrio, supermercados o procesamiento de alimentos	Aplicación	Almacenes frigoríficos o plataformas de distribución, congeladores de chorro de aire, hipermercados y procesamiento de alimentos

* Disponible con compresores scroll o alternativos para temperatura media

* También diseñado para funcionar con R-407C, R-507A y R-134a

Conveni-Pack

Conveni-Pack AC17



Conveni-Pack: la revolución llega a los supermercados

Conveni-Pack es una solución completa para supermercados. Combina todos los sistemas necesarios para proporcionar refrigeración, congelación, calefacción y aire acondicionado a cualquier tienda de alimentación. Conveni-Pack recupera hasta el 100% del calor que se extrae de los murales refrigerados y lo utiliza para calentar la tienda.

- › Hasta un 50% menos de consumo de energía
- › Requisitos mínimos de espacio para maximizar el espacio comercial
- › Nivel sonoro bajo



R-410A	Climatización	Refrigeración ¹ (mínimo)	14 kW
		Calefacción ² (solo recuperación de calor)	27 kW
	Refrigeración ³	Temperatura media -10°C	21,8 kW
		Temperatura baja con sistema de refuerzo a -35°C	3,3 kW
Aplicación		Una solución completa para supermercados y tiendas de alimentación que proporciona refrigeración, congelación, calefacción y aire acondicionado.	

1) Temperatura interior: 27°CBS, 19°CBH; temperatura exterior: 32°CBS; longitud de tubería: 7,5 m; modo 24 - 2) Temperatura interior: 20°CBS; temperatura exterior: 7°CBS / 6°CBH; equipo de refrigeración a plena carga; longitud de tubería: 7,5 m - 3) Temperatura saturada equivalente a la presión de aspiración: -10°C (temp. media), -35°C (baja temp.), aire exterior 32°C; recalentamiento de aspiración: 10°C; modo 24; longitud de tubería: 7,5 m



El presente documento tiene solamente finalidades informativas y no constituye ningún tipo de oferta vinculante a Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. ha recopilado el contenido del presente documento utilizando la información más fiable que le ha sido posible. No se da ninguna garantía, ya sea explícita o implícita, de la integridad, precisión, fiabilidad o adecuación para casos concretos de su contenido y de los productos y servicios presentados. Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso. Daikin Europe N.V. rechaza de manera explícita cualquier responsabilidad por cualquier tipo de daño directo o indirecto, en el sentido más amplio, que se derive de o esté relacionado con el uso y/o la interpretación de este documento. Daikin Europe N.V. posee los derechos de autor de todos los contenidos de esta publicación.

ECPE13-782

Los productos Daikin son distribuidos por: