

Kondenzačný kotel

D2CNL-A1A



Daikin plynový nástenný
kondenzačný kotel - šikovné riešenie do každej
domácnosti

› Jednoduchá údržba: je potrebné odobrať len
predný panel

› Kompaktnosť: vďaka malému rozmeru sa
zmestí hoc aj do kuchyne

D2CNL-A1A



D2CNL-A1A

				D2CNL024A1A	
Centr. vykurovanie	Tepelný výkon Qn (čistá kalorifická hodnota)	Min./Max.	kW	4,0 /23,5	
	Tepelný výkon Qn (hrubá kalorifická hodnota)	Min./Max.	kW	4,4 /26,1	
	Výkon Pn pri 80/60°C	Min/Nom	kW	3,8 /22,8	
	Výkon Pnc pri 50/30°C	Min/Nom	kW	4,4 /24,0	
	Tlak vody (PMS)	Max	bar	3	
	Teplota vody	Max	°C	100	
	Prevádzkový rozsah	Min./Max.	°C	30 /80	
	Teplá pitná voda	Tepelný výkon (čistá kalorifická hodnota) Qnw	Nom.	Min./Max.	kW
Tepelný výkon (hrubá kalorifická hodnota) Qnw		Nom.	Min./Max.	kW	4,4 /28,3
Prah teplej pitnej vody				l/min	2,3
Teplota		Výrobné nastavenie		°C	50
Prevádzkový rozsah		Min./Max.		°C	35 /60
Plyn		Spotreba (G20)	Min./Max.		m ³ /h
Privádzaný vzduch	Pripojenie			mm	100
	Koncentrické				Áno
Odvod spalín	Pripojenie			mm	60
Vykurovanie priestoru	Všeobecné	Trieda sezónnej účinnosti vykurovania priestoru			A
Ohrev teplej pitnej vody	Všeobecné	Uvedený záťažový profil			XL
		Energetická trieda ohrevu TPV			A
Opláštenie	Farba				Titániovo biela (Ra19003)
	Materiál				Galvanizovaný oceľový plech s práškovou povrchovou úpravou
Vonkajšie rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka	Opláštenie	mm	590 x400 x256
Hmotnosť	Jednotka	Prázdna		kg	27
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie			Hz/V	1~/50 /230
Spotreba elektrickej energie	Max.			W	100
	Pohotovostný režim			W	3

Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s. r. o.

Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava, Slovakia · Tel: 00421/2/57 10 32 11 · Fax: +00421/2/57 10 32 99 · e-mail: zakaznik@daikin.sk · www.daikin.sk

Tento prospekt bol zostavený iba na informačné účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v najširšom zmysle slova vyplývajúce alebo týkajúce sa používania alebo interpretácie tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.

ECPSK20-711

10/2020

