Équipement de recyclage de réfrigérant

RRDQ-V1

Module portable de récupération et de recyclage de réfrigérant

- Réutilisation du réfrigérant récupéré, transformation d'un déchet en élément utile
- Créez votre propre économie circulaire et faites des économies
- Unité portable qui facilite le transport
- Le préfiltre permet l'élimination des particules pour optimiser le fonctionnement du compresseur
- Purification en 3 étapes pour des résultats optimaux
- Le séparateur d'huile hautes performances et le filtre électrostatique exclusif maximisent l'élimination de l'huile
- Prédiction aisée du temps passé sur site : même vitesse de récupération et de recyclage pour tous les réfrigérants adaptés

RRDQ-V1

RRDQ220V1

Caractéristiques techniques				RRDQ	220V1
Réfrigérant	Type				R-134a / R-410A / R-32
Méthode de recyclage					Liquide / Méthode de recyclage par séparation électrostatique (recyclage de vapeur possible)
Compresseur	Type				750 W (1 CV) sans huile
Dimensions	Unité	Longueur x Largeur x Prof.	mm		562 x 538 x 976
Poids			kg		60
Plage de fonctionnement	Température extérieure	Mini.~Maxi.	°C		5 ~ 35
Bouteille applicable					Bouteille de recyclage de réfrigérant (pression de service minimale de 400 psi)
Taux de recyclage	Liquide	R-410A	g/m		220
	Vapeur	R-410A	g/m		90
	Liquide	R-32	g/m		100
	Vapeur	R-32	g/m		90
	Liquide	R-134a	g/m		100
	Vapeur	R-134a	g/m		90
Réfrigérant recyclé	Norme de performance	R-410A			AHRI 740
	Humidité	R-410A	ppm		< 20
	Total de résidus après évaporation	R-410A	%		< 0,01
	Norme de performance	R-32			AHRI 740
	Humidité	R-32	ppm		< 20
	Total de résidus après évaporation	R-32	%		< 0,01
	Norme de performance	R-134a			AHRI 740
	Humidité	R-134a	ppm		< 20
	Total de résidus après évaporation	R-134a	%		< 0,01
Alimentation électrique	Phase / Tension / Fréquence		V / Hz		1~ / 220-240 / 50 / 60

Les caractéristiques techniques sont indiquées sous réserve de modification sans préavis | Les cycles de recyclage varient en fonction des conditions | Pour le recyclage du R134a, se reporter à la page 11 du manuel d'utilisation | Les résultats du recyclage varient en fonction du niveau de contamination du réfrigérant à recycler

Daikin Europe N.V. - · Zandvoordestraat 300 · 8400 Ostende · Belgique - www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsable de la publication)

ECPFR20-556 05/2020

Le présent document a été créé à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre exécutoire de la part de Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a élaboré le contenu de cette brochure au meilleur de ses connaissances. L'entreprise ne donne aucune garantie expresse ou implicite quant au caractère exhaustif, à l'exactitude, à la fiabilité ou à l'adéquation à un but spécifique de son contenu ou des produits et services mentionnés dans le présent document. Les caractéristiques techniques sont indiquées sous réserve de modification sans préavis. Daikin Europe N.V. décline explicitement toute responsabilité relative à des dommages directs ou indirects, au sens le plus large de l'expression, résultant de ou liés à l'utilisation et/ou l'interprétation de ce document. Daikin Europe N.V. détient les droits d'auteur sur l'intégralité du contenu du présent document.

CE