


# Daikin Altherma 3 GEO

EGSAH-UD9W / EGSAX-UD9W



Online betjening

**Jordvarmepumpe til opvarmning,  
køling og varmt brugsvand**

- › Klar til Cloud
- › Hurtig og enkel installation
- › Opvarmning og varmt vand til boligen er integreret i én indendørs enhed

- › Inverterstyret, optimeret til alle årstider
- › Aktiv køling med høj effektivitet (kun EGSAX-UD9W)

# EGSAH-UD9W / EGSAH-UD9W




EGSAH-UD9W  
EGSAH-UD9W

Indendørs enhed				EGSAH06UD9W	EGSAH10UD9W	EGSAH06UD9W	EGSAH10UD9W
Rumopvarmning	Vandudgang på 55 °C ved gennemsnitsklima	Generelt	ηs (Effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis)	141	152	143	154
			Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis	A++	A+++	A++	A+++
	Vandudgang på 35 °C ved gennemsnitsklima	Generelt	ηs (Effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis)	195	197	199	200
Klasse for effektivitet for rumopvarmning på helårsbasis			A+++				
Varmtvandsvarmer	Generelt	Gns. klima	Erklæret belastningsprofil	L			
			ηwh (effektivitet for opvarmning af vand)	117			
			Energieffektivitetsklasse for vandopvarmning	A+			
Varmekapacitet	Min.	Nom.	Maks.	kW			
				0,85			
				3,35	5,49	3,35	5,49
Strømforsyning	Nom.	kW		7,98	9,55	7,98	9,55
		kW		0,74	1,17	0,74	1,17
COP				4,51	4,70	4,51	4,70
Kabinet	Farve	Hvid + sort					
	Materiale	Belagt plademetal	-	Belagt plademetal	-		
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde	mm	1.891x597x666			
Vægt	Enhed			222			
Tank	Vandmængde		l	180			
	Isolering	Varmetab	kWh/24t	1,35			
	Korrosionsbeskyttelse		Bejdsning				
Driftsområde	Varmt brugsvand	Vandside	Min.-Maks.	°C			
			25~60				
Kølemiddel	Type	R-32					
	GWP	675,0					
	Belastning	kg	1,70				
	Belastning	TCO2Eq	1,15				
	Styring	-					
Lydeffektniveau	Nom.			dBA			
Lydtryksniveau	Nom.			dBA			
Strømforsyning	Fase/Frekvens/Spænding			Hz/V			
Strøm	Anbefalede sikringer			A			

I henhold til EN14825 og EN14511:2013 | Se tegning af driftsområde: forøgelse af driftsområde ved hjælp af støtte boostervarmer eller reservearmer

BKF-Klima A/S - Tempovej 18-22 · 2750 Ballerup · Tlf. 70 26 56 66 · info@bkf-klima.dk



ECPDA20-751A

05/2022

Denne brochure er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har samlet denne brochures indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte skader, forstæet i ordets bredeste betydning, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne brochures brug og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.

