

**DAIKIN**



**PAIGALDUSJUHEND**

# **Juhtmeadapter - tunniloendur**

**EKRP1C12**

**SISUKORD**

	<u>lk</u>
Komplekti EKRP1C12 sisu .....	2
Osade nimetused.....	2
Funktsionaalsed võimalused .....	3
Seadmesse paigaldamine .....	3
Elektrihendused .....	4



LUGEGE NEID JUHISEID PÕHJALIKULT ENNE PAIGALDAMIST.

HOIDKE SEE JUHEND HILISEMAKS LUGEMISEKS KÄEPÄRASES KOHAS.

SEADMETE VÕI LISATARVIKUTE VALE PAIGALDAMINE VÕI ÜHENDAMINE VÕIB PÕHJUSTADA ELEKTRILÖÖKI, LÜHISE, LEKKEID, TULEKAHJU VÕI KAHJUSTADA SEADET. KASUTAGE AINULT LISATARVIKUID, MILLE VALMISTAJAKS ON DAIKIN JA MIS ON MÕELDUD SPETSIAALSELT ANTUD SEADMELE JA LASKE NEID PAIGALDADA PROFESSIONAALIL.

KUI TEIL ON PAIGALDAMISPROTSEDUURIDE VÕI KASUTAMISE KOHTA KÜSIMUSI, VÕTKE ABI JA INFO SAAMISEKS ÜHENDUST OMA DAIKINI EDASIMÜÜJAGA.




KÕIKI KOHAPEALSEID JUHTMEID JA KOMPONENTE PEAB PAIGALDAMA LITSENTSEERITUD ELEKTRIK VASTAVALT KOHALIKELE JA RIIKLIKELE MÄÄRUSTELE.


KOGU KOHAPEALNE JUHTMESTIK TULEB PAIGALDADA VASTAVALT SEADMEGA KAASASOLEVALE ELEKTRISKEEMILE JA ALLOLEVATELE JUHISTELE.

JÄLGIGE, ET TE EI PAINUTAKS KONNEKTORITE ÜHENDAMISEL VÕI EEMALDAMISEL TRÜKKPLAATI.


# KOMPLEKTI EKRP1C12 SISU



Trükkplaat



## OSADE NIMETUSED



- 1 Siseseadme trükkplaadi konnektor
- 2 Signaallambi ühendus
- 3 Tunniloenduri ühendus
- 4 Elektrilise kütteseadme juhtreele toide
- 5 Sulavkaitsmed 5 A - 250 V

## FUNKTSIONAALSED VÕIMALUSED

- Kompressori töötamise näidik
- Siseseadme ventilaatori töötamise näidik

## SEADMESSE PAIGALDAMINE



Valiku paigaldamiseks ärge puurige seadme korpusesse ühtegi auku.  
Kasutage valiku paigaldamiseks ainult Daikini pakutavaid lisatarvikuid.

---

Vaadake siseseadme paigaldusjuhendist või valiku käsiraamatust, kas valikut saab seadme sisse paigaldada.


Muudel juhtudel kasutage EKRP kinnitamiseks paigalduskarpi.

# ELEKTRIÜHENDUSED




Ärge köitke omavahel kokku madal- ja kõrgepingejuhtmeid. Köitke kõik juhtmed kokku kaasasolevate klambritega, et vältida nende kokkupuutumist siseseadme trükkplaadi või teravate servadega.


## ■ Toiteühendus



## ■ Sideliin




## ■ Tunniloenduri ühendamine




- 1 Trükkplaat
- 2 Tunniloenduri toide (3 A - 250 V AC/0,3 A - 110 V DC)
- 3 Tunniloendur
- 4 Kompressor

## ■ Töötule ühendamine



- 1 Trükkplaat
- 2 Töötule toide (3 A - 250 V AC/0,3 A - 110 V DC)
- 3 Töötuli
- 4 Ventilator



***DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.***

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

***DAIKIN EUROPE N.V.***

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P563695-1