



FIGYELEM

- Ne alkalmazzon semmilyen, a gyártó által ajánlottaktól eltérő módszert a jégmentesítési folyamat felgyorsítására vagy a berendezés tisztítására.
- A készüléket olyan jól szellőző helyiségben kell tárolni, ahol nem éri mechanikus sérülés, és ahol nincs folyamatosan működő tűzforrás (például nyílt lángok, működő gázkészülék vagy működő elektromos fűtő). A helyiség mérete ne legyen kisebb, mint ahogy az ebben a szerelési kézikönyvben meg van adva.
- A hűtőközeg-rendszer felszerelésekor létrejövő illesztéseknek hozzáférhetőnek kell lenniük karbantartási célból.
- Ne használja fel újra a korábban már használt illesztő elemeket.
- Győződjön meg arról, hogy a felszerelés, a szervizelés, a karbantartás és a javítás a Daikin útmutatásai szerint történik, ezen felül megfelel a vonatkozó jogszabályoknak (például a gázra vonatkozó nemzeti előírásoknak). A munkálatokat csak képzett szerelő hajthatja végre.
- Ne szűrje fel, vagy tegye ki hő hatásának.
- Tartsa szem előtt, hogy az R32 hűtőközeg teljesen szagtalan.

ÜZEMBE HELYZÉSI HELYRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

- A szerelést a lehető legkevesebb cső felszerelésével végezze.
- A csöveket védeni kell a fizikai sérüléstől, és amennyiben a rendelkezésre álló hely kisebb az alábbi táblázatban meghatározott minimális méreteknél, a csöveket nem szabad megfelelő szellőzés nélküli helyen felszerelni.
- Épületen belüli felszerelés esetén (ez a beltéri és a beltéren felszerelt kültéri egységekre is vonatkozik) a helyiség alapterületére vonatkozó minimális követelmények merülhetnek fel. Ezek a jobb oldali diagramon és az alábbi táblázatban vannak meghatározva. A táblázat kerekített értékeket tartalmaz. A követelmények pontosabb meghatározásához használja a jobb oldali ábra értékeit.
- A beltéren (téli kertben, garázsban, gépházban stb.) felszerelt kültéri egységekre vonatkozó követelményeket a padlóra állított egységekre vonatkozó követelmények szerint kell meghatározni. Amennyiben a kültéri egység legalább 1,8 méterrel a talajszint fölé lesz felszerelve, alkalmazhatóak a falra szerelt egységekre vonatkozó követelmények.
- A minimális alapterület megállapításához a teljes hűtőközeg-mennyiséget kell figyelembe venni (teljes érték, amely az előtöltési (1) és a további helyszíni utántöltési (2) mennyiségek összege).
- A minimális alapterület (m²) a falra szerelt egységek esetében 1,8 m, a mennyezetre szerelt egységek esetében pedig 2,2 m felszerelési magassághoz van meghatározva.



Minimális alapterület a beltéren felszerelt berendezésekhez (ez a beltéri és a beltéren felszerelt kültéri egységekre is vonatkozik)

Mennyezetre szerelt egységek		Falra szerelt egységek		Padlóra állított egységek	
m (kg)	A _{min} (m ²)	m (kg)	A _{min} (m ²)	m (kg)	A _{min} (m ²)
1,224	Korlátozás nélkül	1,224	Korlátozás nélkül	1,224	Korlátozás nélkül
1,225	0,96	1,225	1,43	1,225	12,88
1,3	1,08	1,3	1,61	1,3	14,50
1,4	1,25	1,4	1,87	1,4	16,82
1,5	1,44	1,5	2,15	1,5	19,31
1,6	1,63	1,6	2,44	1,6	21,97
1,7	1,84	1,7	2,76	1,7	24,80
1,8	2,07	1,8	3,09	1,8	27,80
1,9	2,30	1,9	3,44	1,9	30,98
2,0	2,55	2,0	3,81	2,0	34,32
2,1	2,81	2,1	4,20	2,1	37,84
2,2	3,09	2,2	4,61	2,2	41,53
2,3	3,38	2,3	5,04	2,3	45,39
2,4	3,68	2,4	5,49	2,4	49,42
2,5	3,99	2,5	5,96	2,5	53,63
2,6	4,31	2,6	6,44	2,6	58,00
2,7	4,65	2,7	6,95	2,7	62,55
2,8	5,00	2,8	7,47	2,8	67,27
2,9	5,37	2,9	8,02	2,9	72,16
3,0	5,74	3,0	8,58	3,0	77,22
3,1	6,13	3,1	9,16	3,1	82,46
3,2	6,54	3,2	9,76	3,2	87,86
3,3	6,95	3,3	10,38	3,3	93,44
3,4	7,38	3,4	11,02	3,4	99,19
3,5	7,82	3,5	11,68	3,5	105,11