

DAIKIN



NÁVOD NA INŠTALÁCIU

Spojovací adaptér – hodinové počítadlo

EKRP1C12

OBSAH

strana

Obsah súpravy EKRP1C12	2
Názvy súčastí	2
Dostupné funkcie	3
Inštalácia v jednotke	3
Pripojenie elektrického vedenia	4



PRED INŠTALÁCIOU SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD.

TENTO NÁVOD USCHOVAJTE VO VAŠOM DOSAHU PRE NESKORŠIE POUŽITIE.

NESPRÁVNA INŠTALÁCIA ALEBO ZAPOJENIE ZARIADENIA PRÍP. PRÍSLUŠENSTVA MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK ZASIAHNUTIE ELEKTRICKÝM PRÚDOM, VZNIK SKRATU, NETESNOSTÍ, POŽIARU ALEBO INÝCH ŠKÔD NA ZARIADENÍ. POUŽÍVAJTE LEN PRÍSLUŠENSTVO VYROBENÉ SPOLOČNOSŤOU DAIKIN, KTORÉ JE ŠPECIÁLNE URČENÉ NA POUŽÍVANIE S TÝMTO ZARIADENÍM. NECHAJTE HO NAINŠTALOVAŤ ODBORNÍKOM.

AK MÁTE NEJAKÉ POCHYBNOSTI TÝKAJÚCE SA INŠTALÁCIE ALEBO POUŽÍVANIA, VŽDY SA SPOJTE SO SVOJÍM PREDAJCOM SPOLOČNOSTI DAIKIN, KTORÝ VÁM PORADÍ A POSKYTNE INFORMÁCIE.




ELEKTRICKÚ INŠTALÁCIU A ZAPOJENIE KOMPONENTOV MUSÍ NA MIESTE MONTÁŽE NAINŠTALOVAŤ ELEKTROTECHNIK S PRÍSLUŠNÝM OPRÁVNENÍM. ZARIADENIE MUSÍ SPLŇAŤ PRÍSLUŠNÉ MIESTNE A NÁRODNÉ PREDPISY.


ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA MUSÍ BYŤ USKUTOČNENÁ V SÚLADE SO SCHÉMAMI ZAPOJENIA A PODĽA POKYNOV UVEDENÝCH NIŽŠIE.

PRI ZAPÁJANÍ A ODPÁJANÍ KONEKTOROV DÁVAJTE POZOR, ABY SA NEOHÝBALA DOSKA S TLAČENÝMI OVBODMI.


OBSAH SÚPRAVY EKRP1C12



Karta PCB



NÁZVY SÚČASTÍ



- 1 Konektor na pripojenie ku karte PCB vnútornej jednotky
- 2 Prípojka kontrolky
- 3 Prípojka hodinového počítadla
- 4 Napájanie spínacieho relé elektrického ohrievača
- 5 Poistky 5 A - 250 V

DOSTUPNÉ FUNKCIE

- Indikácia prevádzky kompresora
- Indikácia prevádzky ventilátora vnútornej jednotky

INŠTALÁCIA V JEDNOTKE



Na inštaláciu nadštandardnej výbavy nevyvrtávajte do puzdra jednotky žiadne otvory. Používajte iba príslušenstvo poskytnuté spoločnosťou Daikin na inštaláciu nadštandardnej výbavy.

Ak možno nadštandardnú výbavu inštalovať vnútri jednotky, pozrite si návod na inštaláciu vnútornej jednotky alebo príručku k nadštandardnej výbave.


Vo všetkých ostatných prípadoch použite na montáž EKRP inštalačnú skriňu.

PRIPOJENIE ELEKTRICKÉHO VEDENIA




Nezväzujte káble s nízkym a vysokým napätím. Všetky káble zväzujte pomocou priložených svoriek, aby sa zabránilo kontaktu s kartou PCB vnútornej jednotky alebo ostrými hranami.


■ Elektrická prípojka



■ Spojovacie vedenie



■ Pripojenie hodinového počítadla




1 Karta PCB

2 Napájanie hodinového počítadla (3 A - 250 V AC/0,3 A - 110 V DC)

3 Hodinové počítadlo

4 Kompresor

■ Prípojka indikátora prevádzky




1 Karta PCB

2 Napájanie indikátora prevádzky (3 A - 250 V AC/0,3 A - 110 V DC)

3 Indikátor prevádzky

4 Ventilátor



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P563695-1