



ASENNUSOPAS

Kytkenämuuntaja – tuntimittari

EKRP1C12

SISÄLTÖ

sivu

EKRP1C12-mallin sisältö.....	2
Osien nimet.....	2
Toimintovaihtoehdot.....	3
Yksikköön asennus.....	3
Sähkökytkennät	4



LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN ASENNUSTA.

SÄILYTÄ TÄMÄ OPAS SOPIVASSA PAIKASSA MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

LAITTEIDEN TAI LISÄLAITTEIDEN VÄÄRÄ ASENNUS TAI LIITTÄMINEN SAATTAA AIHEUTTAA SÄHKÖISKUN, OIKOSULUN, VUOTOJA, TULIPALON TAI MUUTA VAHINKOA LAITTEILLE. HUOLEHDI SIITÄ, ETTÄ KÄYTÄT AINOASTAAN DAIKININ VALMISTAMIA LISÄLAITTEITA, JOTKA ON ERITYISESTI SUUNNITELTU KÄYTETTÄVIKSI NÄIDEN LAITTEIDEN KANSSA. NIIDEN ASENTAMINEN ON ANNETTAVA AMMATILAISEN TEHTÄVÄKSI.

JOS OLET EPÄVARMA ASENNUSMENETTELYN TAI KÄYTÖN SUHTEEN, OTA AINA YHTEYTTÄ DAIKIN-JÄLLEENMYJÄÄN, JOLTA SAAT NEUVOJA JA TIETOJA.




KAIKKI KENTTÄJOHDOTUS JA KOMPONENTIT ON ANNETTAVA AMMATILISESTI PÄTEVÄN SÄHKÖASENTAJAN TEHTÄVÄKSI, JA TEHDYN TYÖN ON TÄYTETTÄVÄ ASIANMUKAISET EUROOPPALAISET JA KANSALLISET VAATIMUKSET.


KENTTÄJOHDOTUS ON TEHTÄVÄ KYTKENTÄKAAVIOIDEN JA JÄLJEMPÄNÄ ANNETTUIEN OHJEIDEN MUKAISESTI.

VARO TAITTAMASTA TULOSTETTUA PIIRILEVYÄ, KUN KIINNITÄT TAI IRROTAT LIITTIMET.


EKRP1C12-MALLIN SISÄLTÖ



Piirilevy



OSIEN NIMET



- 1 Sisäyksikön piirilevyn liitin
- 2 Merkkilampun liitäntä
- 3 Tuntimittarin liitäntä
- 4 Sähkölämmittimen ohjausreleen virransyöttö
- 5 Sulakkeet 5 A – 250 V

TOIMINTOVAIHTOEHDOT

- Kompressorin käyttöilmaisin
- Sisäyksikön tuulettimen käyttöilmaisin

YKSIKKÖÖN ASENNUS



Älä poraa reikiä yksikön koteloon lisävarusteiden asentamista varten.
Käytä vain Daikinin lisävarusteita asentamiseen.

Katso sisäyksikön asennusopasta tai katso varusteen käyttöoppaasta, voidaanko varuste asentaa yksikön sisään.


Kaikissa muissa tapauksissa käytä EKR:n kiinnittämiseen asennusrasiaa.

SÄHKÖKYTKENNÄT




Älä liitä matalan ja korkean jännitteen johtoja yhteen. Liitä kaikki johdot mukana toimitetuilla pidikkeillä, jotta ne eivät osuisi sisäyksikön piirilevyn tai teräviin kulmiin.


■ Verkkovirtaliitäntä



■ Tiedonsiirtolinja




■ Tuntimittarin liitäntä




- 1 Piirilevy
- 2 Tuntimittarin virransyöttö (3 A – 250 V AC / 0,3 A – 110 V DC)
- 3 Tuntimittari
- 4 Kompressorin

■ Toiminnan merkivalon liitäntä



- 1 Piirilevy
- 2 Toiminnan merkivalon virransyöttö (3 A – 250 V AC / 0,3 A – 110 V DC)
- 3 Toiminnan merkivalo
- 4 Tuuletin



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P563695-1