




4P359542-3S

Trådløs LAN-adapter  
<BRP069A45>

# Installationsvejledning





Hjemmeside: <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>

- ◆ Yderligere oplysninger om specifikationer, installationsvejledning, konfigurationsmetoder, FAQ (ofte stillede spørgsmål), kopi af den originale overensstemmelseserklæring og den nyeste version af denne vejledning kan findes på ovennævnte hjemmeside.



- ◆ Daikin Industries Czech Republic s.r.o. erklærer hermed, at radioudstyret af typen BRP069A41 er i overensstemmelse med EU-direktiv 2014/53/EU.

## Tilbehør

Kontroller, at følgende tilbehør er i emballagen.


※1 Sæt det medfølgende mærkat på bagsiden af dette ark, og opbevar det på et sikkert sted.

(A) Trådløs LAN-adapter




BRP069A41


(B) Mærkat med serie-nummer (1 ark) ※1



(C) Installationsvejledning (1 stk.)



(D) Ledningsnet



# Sikkerhedsforanstaltninger

- ◆ I det følgende beskrives betydningen af de symboler, der bruges i denne dokumentation.

Giv denne installationsvejledning til kunden, når installationen er gennemført.

- ◆ Følg installationsvejledningen til klimaanlægget for at køre en testkørsel af klimaanlægget.



Apparater mærket med dette symbol er sikret med dobbelt isolering og kræver ingen sikkerhedsforbindelse til elektrisk jord (jording).



Forbudt



Følg vejledningen



## Advarsel

Situationer, der kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.

### Under installation:



- Bed din forhandler eller en tekniker om at installere. (Kan forårsage elektrisk stød eller brand.)
- Brug altid det specificerede tilbehør og dele til installationen. Sørg for at følge anvisningerne i denne installationsvejledning. (Kan få enheden til at falde, elektrisk stød eller brand.)
- Det elektriske arbejde skal udføres i overensstemmelse med installationsvejledningen og nationale regler eller praksis for elektrisk elinstallation.
- Sluk altid for strømforsyningen under installation. (Berøring af elektriske dele kan forårsage elektrisk stød.) Installationens hovedafbryder er ved udendørsenheden. Sluk for denne hovedafbryder for at slukke for strømforsyningen.

# Sikkerhedsforanstaltninger



## Advarsel

Situationer, der kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade.

### Under brug:



- Foretag ikke afmontering, ændringer eller reparation. (Kan forårsage brand, elektrisk stød eller personskade.)
- Dette produkt må ikke håndteres med våde hænder. (Kan forårsage elektrisk stød eller brand.)
- Produktet må ikke blive vådt, og det må ikke bruges under badning eller andre aktiviteter med vand. (Kan forårsage elektrisk stød eller brand.)
- Brug ikke produktet i nærheden af medicinsk udstyr eller personer med pacemakere eller defibrillatorer. Dette produkt kan skabe livstruende elektromagnetiske forstyrrelser.
- Brug ikke produktet i nærheden af automatisk styringsudstyr, f.eks. automatiske døre eller brandalarmudstyr. (Kan forårsage ulykker på grund af fejlfunktioner i udstyr.)



- Klima anlæggets strømstik skal straks afbrydes, hvis der er unormal lugt eller lyd, når det er overophedet, eller hvis der kommer røg fra det. (Kan forårsage brand eller funktionsfejl.)
  - ◆ Bed din forhandler om et eftersyn.
- Klima anlæggets strømstik skal afbrydes, hvis produktet er blevet tabt, eller kabinettet er beskadiget. (Kan forårsage brand eller elektrisk stød)
  - ◆ Bed din forhandler om et eftersyn.

# Sikkerhedsforanstaltninger



**Pas på**

Situationer, der kan resultere i skader eller personskade.

## Under installation:



- Må ikke installeres, hvor der kan forekomme lækager af brændbar gas.  
(Kan forårsage brand.)



- Hold i stikket ved frakobling af tilslutningsledningen.  
(Ellers kan der opstå brand eller elektrisk stød.)

## Under brug:



- Må ikke bruges, hvor små børn kan få adgang.  
(Kan forårsage personskade.)

- Brug ikke produktet i nærheden af en mikrobølgeovn.  
(Dette kan påvirke den trådløse LAN-kommunikation.)


# Bortskaffelseskrav



- Dit produkt er mærket med dette symbol. Dette symbol betyder, at elektriske og elektroniske produkter ikke må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald.
- Forsøg ikke på selv at afmontere systemet: Afmontering af produktet eller andre dele skal foretages af en uddannet installatør i henhold til de relevante lokale og nationale bestemmelser.
- Produkt og affald skal behandles på steder særligt beregnet hertil med henblik på genbrug og genvinding.
- Ved at sikre korrekt bortskaffelse hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed. Kontakt installatøren eller de lokale myndigheder for yderligere information.

# Hovedkomponenter

Trådløs LAN-adapter





# Hovedkomponenter

## Grundparametre:

---

Frekvensområde:	2400 MHz–2483.5 MHz
Radioprotokol:	IEEE 802.11b/g/n
RF-kanal:	1–13
Udgangseffekt:	0 dBm~18 dBm
ERP:	17 dBm (11b) / 13 dBm (11g) / 12 dBm (11n)
Strømforsyning:	DC 14 V / 100 mA

RF-kanal: Radiofrekvenskanal

ERP: Effektiv udstrålet effekt

## Anvendelig indendørsenhed

FTX20-71K2  
ATX20-35K2  
FTX50-71KM  
FTXP20-35K  
ATXP20-35K



Trådløs LAN-adapter  
(produktet er inde  
i indendørsenheden)

Hvis din indendørsenhed ikke er nævnt i listen herover,  
se <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>  
for den seneste anvendelige indendørsenhed.

### 1 Tilslut den trådløse LAN-adapter til indendørsenheden.


#### ■ BRP069A41

- ◆ Se installationsvejledningen for dit klimaanlæg for oplysninger om, hvordan man forbinder til et HA-system med ledningsnet.




Fare

Sluk altid for strømforsyningen under installation. (Berøring af elektriske dele kan forårsage elektrisk stød.) Installationens hovedafbryder er ved udendørsenheden.




- ◆ Anbring ledningsnet som vist (1), og fastgør frontgitter, tag fat i ledningsnet og træk det ud, anbring derefter ledningsnet som vist (2) og fastgør servicedæksel.



### 2 Fjern adapterens hus (øvre del).

#### ■ BRP069A41

Tryk med en almindelig skruetrækker i fordybningen mellem oversiden og undersiden af huset for at fjerne delen. (Vær forsigtig med ikke at beskadige huset.)




### 3 Forbind tilslutningsledningen til produktet.

#### ■ BRP069A41

Indsæt tilslutningsledningens stik (hvidt).


- ◆ Fastgør tilslutningsledningen i indhakket i adapterhuset (nedre del).



### 4 Saml adapterhuset igen.

#### ■ BRP069A41

Klik den øverste side af husets overdel på den øverste klemme i husets underdel, og tryk for at lukke huset.





### 5 Monter den trådløse LAN-adapter i indendørsenheden.

#### ■ BRP069A41

Tag om adapterhuset med fingrene, sæt det ind i indendørsenheden igen, og luk lågen. (Se billedet på næste side)



### ■ Klasse 15-35

- Placér den trådløse adapter mod krogene (1).
- Lås adapteren ved at trykke den ned (2).



### ■ Klasse 50-71


- Placér den trådløse adapter ind i holderen (1).
- Sæt adapteren fast i holderen ved at trykke ned på den (2).



### 6 Funktionskontrol

#### ■ BRP069A41

Tænd for strømforsyningen, og kontrollér, at produktets [POWER]-lampe er tændt.



- ◆ Når strømmen tilsluttes, skal du altid fastgøre adapterhuset (øvre del).

Kunden er ansvarlig for at levere følgende.

- Smartphone eller tablet-PC  
(Understøttet OS: Android 2.3.3 eller nyere, iOS 5.0 eller nyere.)
- Internetforbindelse og kommunikationsenhed  
(modem/router eller lignende enhed)
- Trådløst LAN-adgangspunkt
- [Daikin online controller] (uden beregning)

Installationsmetode for Daikin online controller

For Android-telefoner

- (1) Åbn [Google Play].
- (2) Søg efter [Daikin online controller].
- (3) Følg vejledningen på skærmen for at installere.

For iPhones

- (1) Åbn [App Store].
- (2) Søg efter [Daikin online controller].
- (3) Følg vejledningen på skærmen for at installere.

Se

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>  
for detaljerede installationsinstruktioner.



# Fejlfinding

Følgende tabel indeholder en kort beskrivelse af, hvordan du løser problemer eller afklarer spørgsmål, når du installerer produktet eller foretager tilslutningsindstillinger.

Se FAQ (ofte stillede spørgsmål) på hjemmesiden for flere oplysninger.

Når dette sker	Forklaring og hvor der skal kontrolleres
Ingen af LED'erne lyser	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Prøv at betjene enheden med den infrarøde fjernbetjening.</li><li>→ Sluk for strømmen til klimaanlægget, og genstart det.</li><li>→ Sørg for at LED'erne ikke er deaktiverede i programmet.</li><li>→ Kontrollér installationen</li></ul>
WLAN-adapteren er ikke synlig på skærmen med enhedsoversigt ("Home" skærm) efter at WLAN-adapteren er blevet konfigureret.	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Kontrollér at strømmen er tændt.</li><li>→ Kontrollér at RUN LED'en lyser.</li><li>→ Hvis AP LED'en lyser, tryk på knappen MODE i to sekunder for at skifte til RUN tilstand.</li><li>→ Hvis RUN LED'en blinker, prøv igen at forbinde til WLAN-adapteren til det trådløse netværk. Sørg for at WLAN-adapteren er tæt nok på routeren (trådløst LAN-adgangspunkt).</li><li>→ Hvis RUN LED'en lyser, skal du sikre dig, at smartphonen eller tablettenn er sluttet til det samme trådløse LAN-netværk som WLAN-adapteren.</li></ul>

# Fejlfinding

Når dette sker	Forklaring og hvor der skal kontrolleres
Ved forsøg på at oprette direkte forbindelse til adapteren (AP-tilstand) er WLAN-adapteren ikke synlig på listen over tilgængelige Wi-Fi-netværk på telefonen/tabletten	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Hvis AP LED'en ikke lyser, tryk på knappen "MODE" i 2 sekunder for at skifte til AP-tilstand.</li><li>→ Hvis AP LED'en blinker, vent til AP LED'en lyser (cirka 1 minut). WLAN-adapteren starter stadig op.</li><li>→ Hvis AP LED'en lyser, skift til RUN mode ved at trykke på knappen MODE i to sekunder. Skift nu tilbage til AP-tilstand ved at trykke på knappen MODE igen i to sekunder. Det ændrer den trådløse kanal, hvorpå WLAN-adapteren arbejder. Gentag dette, hvis det er nødvendigt.</li></ul>
Intet af det ovenstående fungerer	→ Se FAQ (Ofte stillede spørgsmål) på: <a href="http://www.onlinecontroller.daikineurope.com">http://www.onlinecontroller.daikineurope.com</a>



**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



4P359542-3S 2017.05