




4P359542-3S

Koplingsadapter for trådløst LAN
<BRP069A45>

Installasjonshåndbok



Hjemmeside: <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>





- ◆ På den ovennevnte hjemmesiden finner du opplysninger om spesifikasjoner, installeringsanvisninger, innstillingsmetoder, spørsmål og svar, kopi av den originale samsvarserklæringen og den siste versjonen av denne håndboken.



- ◆ Daikin Industries Czech Republic s.r.o. erklærer herved at radioutstyret type BRP069A41 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Tilbehør

Undersøk om følgende tilbehør følger med i pakken.

※1 Fest til den vedlagte etiketten på baksiden av dette arket og oppbevar det på et trygt sted.			
(A) Tilkoblingsadapter for trådløst nettverk  BRP069A41	(B) Serienummeretikett (1 ark) ※1 	(C) Installasjonshåndbok (1 stk) 	
(D) Ledningskabel 			

Sikkerhetsforholdsregler

- ◆ Det følgende beskriver betydningen til bildesymbolene som brukes i denne dokumentasjonen.

Gi denne installasjonshåndboken til kunden nå installasjonen er fullført.

- ◆ Følg installasjonshåndboken for klimaanleggsenheten for å foreta en testkjøring av klimaanlegget.



Apparater merket med dette symbolet er beskyttet med dobbel isolasjon og krever ikke sikkerhetstilkopling til elektrisk jording.



Forbudt



Følg
anvisningene



Advarsel

Situasjoner som kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.

Ved installasjon:



- Be forhandleren eller en tekniker om å foreta installasjonen. (Kan forårsake elektrisk støt eller brann.)
- Bruk alltid spesifisert tilbehør og deler for installasjonen. Sørg for å følge anvisningene i installasjonshåndboken. (Kan forårsake at enheten faller, elektrisk støt eller brann.)
- Elektrisk arbeid må utføres i samsvar med installasjonshåndboken og nasjonale regler og praksis for elektrisk kabling.
- Strømtilførselen må alltid være slått av under installasjon. (Berøring av elektriske deler kan forårsake elektrisk støt.) Hovedbryteren for installasjonen sitter i utendørsenheten. Du må slå av hovedbryteren for å slå av strømmen.

Sikkerhetsforholdsregler



Advarsel

Situasjoner som kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.

Under bruk:



- Ikke demonter, modifiser eller reparer.
(Kan forårsake brann, elektrisk støt eller personskade.)
- Dette produktet må ikke berøres med våte hender.
(Kan forårsake elektrisk støt eller brann.)
- Dette produktet må ikke bli vått, og må heller ikke brukes under bading eller tilsvarende aktiviteter med vann.
(Kan forårsake elektrisk støt eller brann.)
- Ikke bruk dette produktet nær medisinsk utstyr eller personer som bruker pacemaker, eller nær defibrillatorer. Dette produktet kan forårsake livstruende elektromagnetiske forstyrrelser.
- Ikke bruk dette produktet nær automatisk reguleringsutstyr, som for eksempel automatiske dører eller brannalarmutstyr.
(Kan forårsake ulykker på grunn av feil utstyrsadferd.)



- Strømkontakten til klimaanlegget må trekkes ut umiddelbart hvis du merker unormal lukt eller lyd, hvis den overopphetes eller hvis det kommer ut røyk.
(Kan forårsake brann eller feil.)
 - ◆ Be forhandleren om å foreta en inspeksjon.
- Kople fra klimaanleggets strømkontakt hvis produktet har falt ned eller hvis huset er skadet.
(Kan forårsake brann eller elektrisk støt)
 - ◆ Be forhandleren om å foreta en inspeksjon.

Sikkerhetsforholdsregler



Forsiktig

Situasjoner som kan føre til skade eller personskade.

Ved installasjon:



- Må ikke installeres der det kan forekomme lekkasjer av brennbar gass.
(Kan forårsake brann.)



- Grip i kontakten når strømledningen trekkes ut.
(Ellers kan det oppstå brann eller elektrisk støt.)

Under bruk:



- Må ikke brukes der små barn kan få tilgang til den.
(Kan forårsake personskader.)

- Dette produktet må ikke brukes nær en mikrobølgeovn.
(Dette kan påvirke kommunikasjon over trådløse nettverk.)


Krav ved avhending



- Produktet er merket med dette symbolet. Dette symbolet betyr at elektriske og elektroniske produkter ikke skal blandes med usortert husholdningsavfall.
- Systemet må ikke demonteres på egen hånd. Produktet må demonteres og eventuelle andre deler må tas hånd om av kvalifisert installatør i overensstemmelse med gjeldende lokale og nasjonale forskrifter.
- Produktet og avfall må håndteres ved et spesialanlegg for gjenbruk, resirkulering og gjenvinning.
- Når du sørger riktig avfallsbehandling, bidrar du til å avverge potensielle negative konsekvenser for miljø og menneskelig helse. Kontakt installatøren eller lokale myndigheter for mer informasjon.

Hovedkomponenter

Tilkoplingsadapter for trådløst nettverk



Hovedkomponenter

Grunnleggende parametre:

Frekvensområde:	2400 MHz–2483.5 MHz
Radioprotokoll:	IEEE 802.11b/g/n
RF-kanal:	1–13
Utgangseffekt:	0 dBm~18 dBm
ERP:	17 dBm (11b) / 13 dBm (11g) / 12 dBm (11n)
Strømtilførsel:	DC 14 V / 100 mA

RF-kanal: radiofrekvenskanal

ERP: effektiv utstrålt effekt

Gjeldende innendørsenhet

FTX20-71K2
ATX20-35K2
FTX50-71KM
FTXP20-35K
ATXP20-35K



Tilkoplingsadapter
for trådløst nettverk
(produktet sitter inne
i innendørsenheten)

Hvis innendørsenheten din ikke er oppført i listen ovenfor,
se på <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>
for den nyeste gjeldende innendørsenheten.

1 Fest tilkopplingsadapteren for trådløst nettverk til innendørsenheten.


■ BRP069A41

- ◆ Se i luftkondisjoneringsenhetens installeringshåndbok hvis du vil ha detaljer om tilkobling til et HA-system med kabel (D).





Fare

Strømtilførselen må alltid være slått av under installasjon. (Berøring av elektriske deler kan forårsake elektrisk støt.) Hovedbryteren for installasjonen sitter i utendørsenheten.




- ◆ Koble kabelen som vist (1) og fest frontristen, ta tak i kabelen og trekk den ut, og koble deretter kabelen som vist (2) og fest servicedekselet.



2 Fjern adapterhuset (øvre).

■ BRP069A41

Skyv en vanlig skrutrekker inn i fordypningen mellom øvre og nedre hus for å fjerne. (Vær forsiktig slik at huset ikke skades.)




3 Fest tilkopplingsledningen til produktet.

■ BRP069A41

Fest kontakten (hvit) på tilkopplingsledningen.


◆ Fest tilkopplingsledningen til utsparingen i adapterhuset (nedre).



- 4** Sett adapterhuset tilbake i sin opprinnelige stand.

■ **BRP069A41**

Smekk toppen av øvre hus på klemmen øverst på nedre hus og trykk for å lukke boksen.





- 5** Sette tilkopplingsadapteren for trådløst nettverk inn i innendørsenheten.

■ **BRP069A41**

Grip adapterhuset med fingrene, sett det tilbake i innendørsenheten og lukk døren. (Se bildet på neste side)



■ Klasse 15-35

- Plasser den trådløse adapteren mot krokene (1).
- Lås fast adapteren ved å presse den ned (2).



■ Klasse 50-71


- Sett den trådløse adapteren inn i holderen (1).
- Fest adapteren i holderen ved å presse den ned på den (2).



6 Funksjonskontroll

■ BRP069A41

Slå på strømtilførselen og kontroller at [POWER]-lampen til produktet tennes.



- ◆ Adapterhuset (øverst) må alltid festes når strømmen slås på.

Kunden er ansvarlig for å sørge for følgende.

- Smarttelefon eller nettbrett
(støttede operativsystemer: Android 2.3.3 eller nyere;
iOS 5.0 eller nyere.)
- Internettforbindelse og kommunikasjonsenhet
(Modem/ruter eller tilsvarende)
- Tilgangspunkt for trådløst nettverk
- [Daikin online controller] (kostnadsfri)

Installasjonsmetode for Daikin online controller

For Android-telefoner

- (1) Åpne [Google Play].
- (2) Søk etter [Daikin online controller].
- (3) Installer ved å følge anvisningene på skjermen.

For iPhone-telefoner

- (1) Åpne [App Store].
- (2) Søk etter [Daikin online controller].
- (3) Installer ved å følge anvisningene på skjermen.

Se

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>

hvis du trenger detaljerte instruksjer.

Feilsøking

Følgende tabell gir korte beskrivelser av hvordan man håndterer problemer eller usikkerheter når du monterer produktet eller foretar tilkoplingsinnstillinger. Du finner flere opplysninger under Spørsmål og svar på hjemmesiden.

Når dette skjer	Forklaring og hvor det må kontrolleres
Ingen av lysdiodene lyser	<ul style="list-style-type: none">→ Prøv å betjene enheten med den infrarøde fjernkontrollen.→ Slå av klimaanlegget og start det på nytt.→ Sørg for at lysdiodene ikke er deaktivert i enheten.→ Kontroller installasjonen
WLAN-adapteren er ikke synlig på enhetsoversikten ("Home"-skjermen) etter at WLAN-adapteren har blitt konfigurert.	<ul style="list-style-type: none">→ Kontroller at strømmen er på.→ Kontroller at RUN LED-lampen lyser.→ Hvis AP LED lyser, trykk på MODE-knappen i to sekunder for å skifte til RUN-modus.→ Hvis RUN LED blinker, prøv på nytt å koble WLAN-adapteren til det trådløse nettverket. Sørg for at WLAN-adapteren er plassert tilstrekkelig nær ruterens (tilgangspunkt for trådløst nettverk).→ Hvis RUN LED lyser, sørg for at smarttelefonen eller nettbrettet er koplet til samme trådløse nettverk som WLAN-adapteren.

Feilsøking

Når dette skjer	Forklaring og hvor det må kontrolleres
Når du prøver å etablere en direkte tilkopling til adapteren (AP-modus), er ikke WLAN-adapteren synlig i listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk på telefonen/nettbrettet	<ul style="list-style-type: none">→ Hvis AP LED ikke lyser, trykk på "Mode"-knappen i 2 sekunder for å skifte til AP-modus.→ Hvis AP LED blinker, vent til AP LED lyser (cirka 1 minutt). WLAN-adapteren holder fremdeles på å starte opp.→ Hvis AP LED lyser, skift til RUN-modus ved å trykke på MODE-knappen i to sekunder. Skift nå tilbake til AP-modus ved å trykke på MODE-knappen igjen i to sekunder. Dette endrer den trådløse kanalen der WLAN-adapteren opererer. Gjenta etter behov.
Ikke noe av det ovenstående fungerer	→ Se under FAQ på: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



4P359542-3S 2017.05