


# Instalační návod

## Adaptér WLAN pro řízení topení



# Obsah

|          |                                                    |          |
|----------|----------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>O tomto dokumentu</b>                           | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Informace o adaptéru</b>                        | <b>3</b> |
| 2.1      | Základní parametry .....                           | 3        |
| 2.2      | Kompatibilita .....                                | 4        |
| <b>3</b> | <b>Informace o krabici</b>                         | <b>4</b> |
| 3.1      | Vybalení adaptéru .....                            | 4        |
| <b>4</b> | <b>Příprava</b>                                    | <b>5</b> |
| 4.1      | Požadavky na místo instalace .....                 | 5        |
| <b>5</b> | <b>Instalace</b>                                   | <b>5</b> |
| 5.1      | Bezpečnostní opatření při instalaci adaptéru ..... | 5        |
| 5.2      | Připojení elektrického vedení .....                | 5        |
| 5.2.1    | Pokyny pro propojení adaptéru s jednotkou .....    | 5        |
| <b>6</b> | <b>Spuštění systému</b>                            | <b>6</b> |
| <b>7</b> | <b>Předání uživateli</b>                           | <b>6</b> |

## 1 O tomto dokumentu

### Cílová skupina

### Sada dokumentace

Tento dokument je součástí sady dokumentace. Celá sada je tvořena následujícími dokumenty:

- **Všeobecná bezpečnostní opatření:**
  - Bezpečnostní pokyny, které si musíte přečíst před instalací
  - Formát: Papírový výtisk (ve skříni vnitřní jednotky)
- **Instalační návod:**
  - Pokyny k instalaci
  - Formát: papír (dodávaný v soupravě)

- **Referenční příručka pro instalační techniky:**
  - Návod k instalaci, konfigurace, pokyny k použití, ...
  - Formát: Soubory v digitální podobě na stránkách <https://www.daikin.eu>. Použijte funkci vyhledávání 🔍 k nalezení vašeho modelu.
- **Prohlášení o shodě:**



### INFORMACE: Prohlášení o shodě

Společnost Daikin Europe N.V. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení BRP069A78 splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU. Originální prohlášení o shodě je k dispozici na webu <https://www.daikin.eu>. Použijte funkci vyhledávání 🔍 k nalezení prohlášení o shodě pro vaši jednotku.

Nejnovější revize dodané dokumentace je zveřejněna na regionálním webu Daikin a je dostupná u vašeho prodejce.

Originální příručka je napsána v angličtině. Všechny ostatní jazyky jsou překladem originálního návodu.

## 2 Informace o adaptéru

Bezdrátový adaptér LAN umožňuje připojit systém tepelného čerpadla ke službě Daikin Cloud přes internet a ovládat jej pomocí aplikace ONECTA.

### 2.1 Základní parametry

| Parametr                   | Hodnota                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Frekvenční rozsah          | 2400 MHz ~ 2483,5 MHz                      |
| Rádiový protokol           | IEEE 802.11b/g/n                           |
| Radiofrekvenční kanál      | 1~13                                       |
| Výstupní výkon             | 0 dBm ~ 18 dBm                             |
| Efektivní vyzařovaný výkon | 17 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 13 dBm (11n) |
| Napájení                   | DC 3,3 V / 500 mA                          |

## 3 Informace o krabici

### 2.2 Kompatibilita

Ujistěte se, zda je systém tepelného čerpadla kompatibilní pro použití s adaptérem. Více informací viz referenční příručka k instalaci systému tepelného čerpadla.

## 3 Informace o krabici

Mějte na paměti následující:


- Při dodání MUSÍ být jednotka zkontrolována, zda není poškozena a zda je kompletní. Jakékoliv poškození nebo chybějící součásti MUSÍ být ihned nahlášeny zástupci dopravce odpovědnému za reklamace.
- Zabalenou jednotku dopravte co nejbližší ke konečnému místu instalace, aby nedošlo k jejímu poškození během dopravy.
- Připravte si předem cestu, po které chcete jednotku přesunout do konečné montážní polohy.

### 3.1 Vybalení adaptéru

1 Otevřete krabici.

2 Vyjměte adaptér.

3 Vyjměte příslušenství.



**a** Adaptér

**b** Instalační návod

## 4 Příprava

### 4.1 Požadavky na místo instalace

- Adaptér je navržen k montáži na vnitřní jednotku pouze v suchém vnitřním prostředí.
- Adaptér je navržen pro provoz při teplotách prostředí v rozsahu 5~35°C.

## 5 Instalace

### 5.1 Bezpečnostní opatření při instalaci adaptéru



#### NEBEZPEČÍ: ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

- Před instalací adaptéru vypněte napájecí zdroj.
- NEMANIPULUJTE s adaptérem mokřma rukama.
- CHRAŇTE adaptér před vlhkostí.
- Adaptér NEROZEBÍREJTE, NEMODIFIKUJTE ani NEOPRAVUJTE.
- Pokud byl adaptér poškozen, VYPNĚTE napájecí zdroj.

| Symbol                                                                              | Vysvětlení                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Ochrana zařízení označené tímto symbolem je zajištěna dvojitou izolací a nevyžaduje bezpečnostní přípojku k elektrickému uzemnění. |

### 5.2 Připojení elektrického vedení

#### 5.2.1 Pokyny pro propojení adaptéru s jednotkou



[D] Bezdrátová brána

- 1 Zasuňte adaptér WLAN do otvoru na uživatelském rozhraní vnitřní jednotky.

# 6 Spuštění systému

Adaptér je napájen z vnitřní jednotky. Aby mohl adaptér fungovat, ujistěte se, že je připojen k vnitřní jednotce a že je vnitřní jednotka zapnuta.



### INFORMACE

Před spuštěním systému zkontrolujte, zda je adaptér řádně vložen do vnitřní jednotky.



### INFORMACE

Pokyny pro konfigurování systému pro použití s adaptérem a pokyny pro odstraňování případných problémů jsou uvedeny v referenční příručce pro techniky a uživatele.

## 7 Předání uživateli

Po instalaci a konfiguraci adaptéru předejte uživateli tento instalační návod a upozorněte jej na následující bezpečnostní zásady.



### NEBEZPEČÍ

- Adaptér **NEDEMONTUJTE**, **NEUPRAVUJTE** ani nijak **NEOPRAVUJTE**. V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění.
- Zajistěte, aby **NEDOŠLO** k namočení tohoto adaptéru ani jej nepoužívejte při koupání nebo provádění podobných činností s vodou. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- **NEPOUŽÍVEJTE** tento adaptér v blízkosti lékařského vybavení nebo osob používajících kardiostimulátory nebo defibrilátory. Toto zařízení může způsobit život ohrožující elektromagnetické rušení.
- **NEPOUŽÍVEJTE** tento adaptér v blízkosti automaticky řízeného zařízení, například automatických dveří nebo požárních alarmů. V opačném případě může dojít k nehodám v důsledku chybného chování zařízení.
- Pokud adaptér vydává neobvyklý zápach nebo zvuk, přehřívá se nebo pokud z něho vystupuje kouř, ihned odpojte napájení vnitřní jednotky. V opačném případě hrozí požár nebo závada. Pokud k tomu dojde, poraďte se se svým prodejcem.
- Dojde-li k pádu nebo poškození adaptéru, odpojte napájení vnitřní jednotky. V opačném případě hrozí požár nebo závada. Pokud k tomu dojde, poraďte se se svým prodejcem.



### POZNÁMKA

Tento adaptér nepoužívejte v blízkosti mikrovlnných trub. V opačném případě může dojít k omezení komunikace v bezdrátové síti LAN.

ERC



4P614495-2 B 00000001



I005 20



Copyright 2020 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P614495-2B 2023.11