




Installeringshåndbok

WLAN-innsats for oppvarming



BRP069A78

Installeringshåndbok
WLAN-innsats for oppvarming

Norsk

Innholdsfortegnelse

1	Om dette dokumentet	2
2	Om adapteren	3
2.1	Grunnleggende parametre	3
2.2	Kompatibilitet	4
3	Om esken	4
3.1	Pakke ut adapteren	4
4	Forberedelse	5
4.1	Krav til installeringssted	5
5	Montering	5
5.1	Forholdsregler ved installering av adapteren	5
5.2	Koble til det elektriske ledningsopplegget	5
5.2.1	Koble adapteren til enheten	5
6	Starte opp systemet	6
7	Overlevering til brukeren	6

1 Om dette dokumentet

Målgruppe

Dokumentasjonssett

Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet består av:

- **Generelle sikkerhetshensyn:**
 - Sikkerhetsinstruksjoner du må lese før montering
 - Format: Papir (i boksen til innendørsenheten)
- **Installeringshåndbok:**
 - Installeringsanvisninger
 - Format: Papir (levert i settet)

▪ Referanseguide for installatør:

- Installasjoninstruksjoner, konfigurasjon, retningslinjer for bruk, ...
- Format: Digitale filer på <https://www.daikin.eu>. Bruk søkefunksjonen 🔍 for å finne din modell.

▪ Samsvarserklæring:



INFORMASJON: Samsvarserklæring

Daikin Europe N.V. erklærer herved at radioutstyret type BRP069A78 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den originale samsvarserklæringen er tilgjengelig på <https://www.daikin.eu>. Bruk søkefunksjonen 🔍 for å finne samsvarserklæringen for din enhet.

Den nyeste versjonen av medfølgende dokumentasjon publiseres på det lokale Daikin-nettstedet eller hos forhandleren.

Originalinstruksjonene er skrevet på engelsk. Alle andre språk er oversettelser av originalinstruksjonene.

2 Om adapteren

Trådløs LAN-adapter for tilkobling av varmepumpesystemet til Daikin Cloud via Internett, som gir mulighet for styring av varmepumpesystemet med ONECTA-appen.

2.1 Grunnleggende parametre

Parameter	Verdi
Frekvensområde	2400 MHz~2483,5 MHz
Radioprotokoll	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvenskanal	1~13
Utgangseffekt	0 dBm~18 dBm
Effektiv utstrålt effekt	17 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 13 dBm (11n)
Strømforsyning	DC 3,3 V / 500 mA

3 Om esken

2.2 Kompatibilitet

Kontroller at varmepumpesystemet er kompatibelt med bruk av adapteren. Hvis du vil ha mer informasjon, se referanseguiden for installatøren av varmepumpesystemet.

3 Om esken

Vær oppmerksom på det følgende:


- Ved levering MÅ det undersøkes om anlegget er skadet og komplett. Eventuelle skader eller manglende deler MÅ rapporteres umiddelbart til transportørens klagebehandler.
- Bring den innpakkede enheten så nær installeringsstedet som mulig for å unngå at det oppstår skader under transport.
- Klargjør på forhånd den veien du vil anlegget skal føres inn til installeringsstedet.

3.1 Pakke ut adapteren

1 Åpne boksen.

2 Ta ut adapteren.

3 Ta ut tilbehøret.



a Adapter

b Installeringshåndbok

4 Forberedelse

4.1 Krav til installeringssted

- Adapteren er konstruert for montering på innendørsenheten, og kun innendørs.
- Adapteren er designet for bruk i omgivelsestemperaturer fra 5~35°C.

5 Montering

5.1 Forholdsregler ved installering av adapteren



FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK

- Slå av strømmen før du installerer adapteren.
- Du må IKKE betjene adapteren med våte hender.
- Du må IKKE la adapteren bli våt.
- Du må IKKE demontere, endre eller reparere adapteren.
- Slå AV strømmen hvis adapteren blir skadet.

Symbol	Forklaring
	Apparater merket med dette symbolet er beskyttet med dobbel isolasjon og krever ikke sikkerhetstilkopling til elektrisk jording (ground).

5.2 Koble til det elektriske ledningsopplegget

5.2.1 Koble adapteren til enheten



[D] Trådløs Gateway

- 1 Stikk WLAN-innsatsen inn i innsatsåpningen på innendørsenhetens brukergrensesnitt.

6 Starte opp systemet

Adapteren får strøm fra innendørsenheten. For at adapteren skal fungere må du sørge for at den er koblet til innendørsenheten, og at innendørsenheten er slått på.



INFORMASJON

Før du starter opp systemet må du sørge for at adapteren er korrekt montert på innendørsenheten.



INFORMASJON

For informasjon om hvordan systemet konfigureres for bruk med adapteren, og om feilsøking ved eventuelle problemer, se installeringshåndboken og referanseguiden for installatøren.

7 Overlevering til brukeren

Når du har montert og konfigurert adapteren, skal du gi installeringshåndboken til brukeren og informere om følgende sikkerhetsforholdsregler.



FARE

- Du må IKKE demontere, modifisere eller reparere adapteren. Det kan forårsake brann, elektrisk støt eller personskade.
- Adapteren må IKKE bli våt, og må heller ikke brukes under bading eller tilsvarende aktiviteter med vann. Dette kan medføre elektrisk støt eller brann.
- IKKE bruk adapteren nær medisinsk utstyr eller personer som bruker pacemaker, eller nær defibrillatorer. Det kan forårsake livstruende elektromagnetiske forstyrrelser.
- IKKE bruk adapteren nær automatisk reguleringsutstyr, som for eksempel automatiske dører eller brannalarmutstyr. Dette kan forårsake ulykker på grunn av feil utstyrsadferd.
- Hvis det oppstår unormal lukt, lyd, overoppheting eller hvis det kommer røyk ut av adapteren, koble umiddelbart fra strømforsyningen til innendørsenheten. Ellers kan dette føre til brann og funksjonsfeil. Hvis dette skjer må du kontakte forhandleren.
- Hvis adapteren faller ned eller blir skadd, koble innendørsenheten fra strømforsyningen. Ellers kan dette føre til brann og funksjonsfeil. Hvis dette skjer må du kontakte forhandleren.



MERKNAD

Du må ikke bruke adapteren nær mikrobølgeovner. Dette kan påvirke trådløs LAN-kommunikasjon.

EAC



4P614495-2 B 00000001



Copyright 2020 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P614495-2B 2023.11