





# Manual de instalare

## Panoul decorativ


BYCQ140D7W1  
BYCQ140D7W1W



1




2




3


4




5




6



7



8



9

**■ BYCQ140D7W1W are izolații albe.**

Rețineți că formarea de murdărie pe izolația albă este vizibil mai puternică și deci nu se recomandă instalarea panoului decorativ BYCQ140D7W1W în medii expuse la acumulări de murdărie.

Când utilizați panoul decorativ BYCQ140D7W1W se recomandă modificarea indicațiilor afișajului de curățare a filtrului de pe telecomandă de la ușor la avansat. Modificarea setării la avansat corespunde indicațiilor afișajului de curățare a filtrului în cazul unei contaminări superioare a aerului. Consultați manualul de instalare al unității interioare la paragraful "Reglajul indicatorului filtrului" sau "Reglajul local", în funcție de tipul unității interioare.

**■ Citiți cu atenție acest manual înainte de instalare. Nu-l aruncați. Păstrați-l la îndemână pentru consultare ulterioară.**

Instalarea sau conectarea necorespunzătoare a echipamentului sau accesoriilor poate cauza electrocutare, scurtcircuit, scăpări, incendiu sau alte deteriorări ale echipamentului. Asigurați-vă că folosiți doar accesorii fabricate de Daikin, concepute în mod specific utilizării cu echipamentul și instalați-le cu un profesionist.

Dacă nu sunteți sigur de procedeele de instalare sau utilizare, luați întotdeauna legătura cu distribuitorul dvs. pentru consultanță și informații.

Textul în limba engleză este instrucțiunea originală. Celelalte limbi sunt traduceri ale instrucțiunilor originale.


## Înainte de instalare

- Lăsați unitatea în ambalajul său în timp ce îl deplasați, până ajunge la locul de instalare.
- Consultați manualul de instalare al unității interioare pentru elementele care nu sunt descrise în acest manual.

**NOTĂ****Pentru instalator**

Aveți grijă să instruiți clientul cum să exploateze corespunzător sistemul prezentându-i manualul de exploatare a unității interioare.

## Accesorii




## Pregătirea înainte de instalare

Pentru această unitate, puteți alege direcțiile fluxului de aer. Pentru a da posibilitatea evacuării aerului în 2 sau 3 direcții, este necesar să procurați setul opțional de tamponi de blocare pentru izolarea orificiilor de evacuare a aerului.

### Manipularea panoului decorativ

Pentru a preveni orice deteriorare a panoului decorativ, aveți grijă de următoarele:

- Nu plasați niciodată panoul cu fața în jos.
- Nu rezemați niciodată panoul de perete.
- Nu-l puneți niciodată pe un obiect proeminent.
- Nu atingeți și nu apăsați niciodată clapeta basculantă pentru a preveni defectarea acesteia.
- Aveți grijă să nu deteriorați cele 4 lamele de pe spatele capacului decorativ pentru colș.



### Pregătirea pentru instalare a panoului decorativ.

- 1 Îndepărtați grila aspirației de pe panoul decorativ.
    - Împingeți înăuntru pârghia grilei aspirației (5) și deschideți grila (2). (A se vedea figura 1)
    - 1 Panoul decorativ
    - 2 Grila aspirației
    - 3 Capac decorativ de colț
    - 4 Clapete basculante
    - 5 Pârghie
  - A se vedea figura 2. Detașați grila aspirației de pe panoul decorativ ridicând grila la aproximativ 45 de grade (1) până se ajunge în poziția în care grila poate fi îndepărtată (2).
  - Îndepărtați cartonul pentru transport (3) de pe panoul decorativ (în 4 locuri).
  - Îndepărtați banda pentru transport (4) din spatele grilei aspirației (5) (în 4 locuri).
- 2 Îndepărtați capacul decorativ de colț din fiecare colț trăgându-l în sus în direcția săgeții. (A se vedea figura 3)

## Instalarea panoului decorativ pe unitatea interioară

Consultați manualul de instalare al unității interioare pentru detaliile privind instalarea pe unitatea interioară.

- 1 Instalați panoul decorativ (A se vedea figura 5)
  - a Suport de instalare
  - b Cârlig
  - c Secțiune de tubulatură
  - d Marcaj "parte de tubulatură"
  - e Secțiune de evacuare
  - f Marcaj "parte de evacuare"
  - g Încuietorie temporară
  - h Cablul de legătură al motorului clapetei basculante

... motorului clapetei basculante între unitatea interioară și panoul decorativ și sub capacul cutiei componentelor electrice.

2. Instalați temporar panoul decorativ pe unitatea interioară agățând încuietoarea temporară în cârligele corpului unității interioare. (2 locuri)
3. Agățați cele 4 suporturi de montare de pe secțiunile de colț ale panoului decorativ pe cârligele din jurul corpului unității interioare.  
Aveți grijă să nu prindeți cablul de legătură al motorului clapetei basculante între unitatea interioară și panoul decorativ.
4. Înșurubați cele 4 șuruburi cu cap hexagonal situate în colț cu aproximativ 5 mm. Panoul se va ridica.
5. Reglați panoul decorativ rotindu-l în direcția indicată de săgețile de pe figură, astfel încât deschiderea tavanului să fie acoperită complet.
6. Vedeți figura 6 (secțiunea transversală a orificiului de evacuare a aerului) și strângeți șuruburile cu cap hexagonal până când grosimea materialului de etanșare între panoul decorativ și unitatea interioară se reduce la 12 mm sau mai puțin.

- 1 Unitatea interioară
- 2 Tavan
- 3 Material de etanșare
- 4 Panou decorativ
- 5 Clapeta basculantă
- 6 Orificiul de evacuare a aerului

## Precauții

- Strângerea necorespunzătoare a șuruburilor (a se vedea figura 4) poate cauza pătrunderea aerului în unitate și între tavan și panoul decorativ (1) cauzând contaminare (2) și formare de condens (3).
- Dacă după strângerea șuruburilor, între tavan și panoul decorativ rămâne un spațiu gol, potriviți din nou înălțimea corpului unității interioare (a se vedea figura 9). Potrivirea înălțimii corpului unității interioare este posibilă cu ajutorul orificiilor din colțurile panoului decorativ. Unitatea interioară trebuie menținută orizontală iar tubulatura de evacuare nemodificată.

## 2 Cablarea panoului decorativ (A se vedea figura 8)



Aveți grijă să decuplați alimentarea de la rețea înainte de cablare!

- 1 Cablul de legătură al motorului clapetei basculante
- 2 Conector
- 3 Capacul cutiei de componente electrice
- 4 Cârlige
- 5 Șurub (2 locuri)
- 6 Clemă

- Scoateți capacul cutiei componentelor electrice. Slăbiți cele 2 șuruburi, glisați capacul cutiei de componente electrice în direcția săgeților și scoateți-l de pe cârlige.
- Conectați strâns conectoarele cablului de legătură al motorului clapetei basculante instalate pe panoul decorativ.
- Fixați strâns cablul de legătură al motorului clapetei basculante cu clemă furnizată.
- Puneți la loc capacul cutiei de componente electrice în ordinea inversă procedurii de demontare.

## Instalarea grilei aspirației și a capacului decorativ din colț

### Instalați grila aspirației


Instalați grila aspirației inversând procedeul prezentat în paragraful "Pregătirea pentru instalare a panoului decorativ." la pagina 1.

- După agățarea grilei de aspirației pe panoul decorativ, fixați cordoanele grilei aspirației pe bolțurile panoului decorativ.

#### NOTĂ



Aveți grijă ca cordoanele să fie împinse jos la baza bolțurilor, astfel încât cordoanele să nu se poată desprinde de pe bolțuri.



- Este posibilă instalarea grilei aspirației în 4 direcții rotind-o pur și simplu cu 90 de grade.
- Modificați direcția când potriviți direcția grilei aspirației unor unități multiple sau pentru a vă conforma solicitărilor clientului.

#### NOTĂ



Aveți grijă ca cordoanele să nu atârne dintre panoul decorativ și grila aspirației.

### Instalați capacul decorativ de colț

(A se vedea figura 7)



- 1 Prindeți cordonul fiecărui capac decorativ din colț pe bolțul panoului decorativ.



#### NOTĂ






Când capacul decorativ din colț se slăbește în timpul întreținerii panoului decorativ al unității interioare, cordonul previne căderea și deteriorarea capacului decorativ din colț.

- 2 Instalați fiecare capac decorativ de colț.
  - Întâi introduceți cârligul pe vârful dreptunghiular al capacului decorativ de colț în orificiul de la colțul panoului decorativ.
  - Apoi poziționați cele 4 opritoare ale capacului decorativ de colț pentru a se potrivi în orificiile panoului decorativ și împingeți ușor capacul decorativ de colț pe panoul decorativ.









\*4P308606-1 A 0000000-\*

Copyright 2011 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P308606-1A 2013.10