


**DAIKIN**

4P359542-4X

Vezeték nélküli  
LAN-csatlakozási adapter  
<BRP069A81>

Szerelési kézikönyv





Honlap: [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com)







- ◆ A specifikációk részleteit, a szerelési utasításokat, a beállítási módokat, a gyakori kérdéseket, az eredeti megfelelőségi nyilatkozat másolatát és a jelen kézikönyv legújabb változatát a fenti honlapon találja.



- ◆ A Daikin Industries Czech Republic s.r.o. kijelenti, hogy a BRP069A42 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak.

## Tartozékok

Ellenőrizze, hogy a következő tartozékok megtalálhatóak-e a csomagban.


|   |  |  |
|---|--|--|
| BRP069A81 modell ※1 Ragassza a zárópecsétet ennek a lapnak a tülöső oldalára, és tárolja biztonságos helyen.                                    |  |  |
| (A) Vezeték nélküli LAN-csatlakozási adapter<br><br>BRP069A42 | (B) A sorozatszámot tartalmazó pecsét (1 lap) ※1<br> | (C) Szerelési kézikönyv (1 db)<br> |
| (D) Vezeték-köteg<br>  | (E) Csavarok és ragasztószalag<br>                  | (F) Kábelrögzítő alappal<br>      |

# Biztonsági óvintézkedések

- ◆ Az alábbiakban a dokumentációban használt piktogramok és jelzések jelentése látható.

Adja át a szerelési kézikönyvet az ügyfélnek a szerelés befejezése után.

- ◆ A légkondicionáló tesztüzemét a légkondicionáló szerelési kézikönyvében leírtak szerint végezze el.

|  |   |
|--|---|
|  | A szimbólummal megjelölt készülékek védelmét dupla szigetelés biztosítja, és nem igényelnek biztonsági kapcsolatot az elektromos földeléssel. |
|--|---|

|   |       |   |                         |
|---|-------|---|-------------------------|
|  | Tilos |  | Kövesse az utasításokat |
|---|-------|---|-------------------------|



## Figyelem

A következő helyzetek halálos vagy súlyos sérüléshez vezethetnek.

### Felszereléskor:



- A felszerelést kérje a kereskedőtől vagy megfelelő szakembertől. (Áramütést vagy tüzet okozhat.)
- A felszerelés során kizárólag a tartozékokat és a megadott alkatrészeket használja. Mindenben tartsa be a szerelési kézikönyvben leírtakat. (Ennek hiányában az egység leeshet, áramütést vagy tüzet okozhat.)
- Az elektromos munkálatok végrehajtása során figyelembe kell venni a szerelési kézikönyv előírásait, valamint az adott ország elektromos huzalozásra vonatkozó szabályait és gyakorlati kódexét.
- Szereléskor mindig kapcsolja ki a tápellátást. (Az elektromos alkatrészek megérintése áramütést okozhat.) A rendszer főkapcsolója a kültéri egységen található. A tápellátás kikapcsolásához kapcsolja ki a főkapcsolót.

# Biztonsági óvintézkedések



## Figyelem

A következő helyzetek halálos vagy súlyos sérüléshez vezethetnek.

### Használatkor:



- Ne szerelje szét, módosítsa vagy javítsa az egységet. (Tűzet, áramütést vagy sérülést okozhat.)
- Ne érjen a termékhez nedves kézzel. (Áramütést vagy tüzet okozhat.)
- A terméket ne érje nedvesség, és ne használja fürdés, vagy hasonló, víz használatát igénylő tevékenységek közben. (Áramütést vagy tüzet okozhat.)
- Ne használja a terméket orvosi berendezések, szívritmus-szabályozóval élő személyek, illetve defibrillátorok közelében. A termék keltette elektromágneses interferencia életet veszélyeztethet.
- Ne használja a terméket automatikus vezérlésű eszközök, például automata ajtók vagy tűzjelzők közelében. (Hibát okozhat a berendezések működésében, ami balesetet okozhat.)



- Azonnal húzza ki a légkondicionáló tápkábelét az áramforrásból, ha rendellenes szagot vagy hangot tapasztal, illetve ha a készülék túlmelegszik vagy füstöl. (Tűzet vagy hibás működést okozhat.)
  - ◆ Kérje fel a kereskedőt a készülék kivizsgálására.
- Húzza ki a légkondicionáló tápkábelét, ha a terméket leejtették, vagy a burkolata sérült. (Tűzet vagy áramütést okozhat.)
  - ◆ Kérje fel a kereskedőt a készülék kivizsgálására.

# Biztonsági óvintézkedések



## Vigyázat

A következő helyzetek kárhoz vagy testi sérüléshez vezethetnek.

### Felszereléskor:



- Ne szerelje fel olyan helyre, ahol gyúlékony gázok szivároghatnak. (Tűzveszélyt okozhat.)



- Fogja meg a konnektort, amikor kihúzza a tápkábelt. (Máskülönben fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.)

### Használatkor:



- Ne használja olyan helyen, ahol gyermekek könnyen hozzáférhetnek. (Sérülést okozhat.)

- Ne használja a terméket mikrohullámú sütő közelében. (Az ugyanis hatással lehet a vezeték nélküli LAN kommunikációra.)


# Hulladékelhelyezési követelmények



- A terméken ez a szimbólum van feltüntetve. A szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikai készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé elhelyezni.
- Ne próbálja meg háziilag szétszerelni a terméket: a légkondicionáló és az egyéb alkatrészek szétszerelését a vonatkozó helyi és nemzeti előírásoknak megfelelően egy szakképzett szerelő tudja csak elvégezni.
- A terméket és annak elhasználódott részeit csak speciális berendezésekkel és üzemekben lehet szétszerelni és újrahasznosításra alkalmassá tenni.
- A megfelelő hulladékkezeléssel megelőzheti a környezetre és emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat. További információkért forduljon a márkaképviselethez vagy a helyi hatóságokhoz.

## Fő alkatrészek

### Vezeték nélküli LAN-csatlakozási adapter



# Fő alkatrészek


## Alapvető paraméterek:

|                        |  |
|------------------------|--|
| Frekvenciatartomány:   | 2400 MHz–2483,5 MHz                        |
| Rádióprotokoll:        | IEEE 802.11b/g/n                           |
| RF-csatorna:           | 1–11                                       |
| Kimeneti teljesítmény: | 0 dBm~18 dBm                               |
| ERP:                   | 17 dBm (11b) / 13 dBm (11g) / 12 dBm (11n) |
| Tápellátás:            | DC 14 V / 16 V /100 mA                     |

RF-csatorna: Rádiófrekvenciás csatorna


ERP: Effektív kisugárzott teljesítmény

### FBA\*A, FDXM\*F, FNA\*A, FDA\*A




A beltéri egység eltérhet az ábrán láthatótól


### FAA\*A




### FHA\*A, FUA\*A



### FFA\*A, FCAG\*A, FCAHG\*G



### FVA\*A, AVA\*A





# Felszerelés



## Figyelem

Szereléskor mindig kapcsolja ki a tápellátást. (Az elektromos alkatrészek megérintése áramütést okozhat.) A rendszer főkapcsolója a kültéri egységnél található.



MINDIG csatlakoztasson egy vezetékes vagy vezeték nélküli távirányítót (például BRC1E, BRC1H, BRC7), máskülönben az Daikin Residential Controller NEM fog működni.


## 1 Kiválasztás és a felszerelés helye

- A WLAN-adaptert olyan helyen kell elhelyezni, ahol:
- Az adapter nincs kitéve közvetlen napsugárzásnak.
- Az adapter nincs hő- vagy gőzforrás közelében.
- Nincs a közelben motorolajgőz (ez lerövidítheti a beltéri egység élettartamát).
- Az adapter legalább 1 méter távolságra van a televízió- és rádiókészülékektől (az egység interferenciát okozhat a képpel és hanggal).
- A beltéri egység és a WLAN-adapter közötti távolság kisebb, mint a WLAN-kábel hossza.


# Felszerelés

## 2 A WLAN-vezetékketeg csatlakoztatása a beltéri egység jel paneljéhez

Csatlakoztassa a WLAN-adapter vezetékketegét (D) a beltéri egység jel paneljén lévő X35A és X50A csatlakozókhoz, a WLAN-vezérlő kapcsolási rajza szerint.



## 3 Kapcsolási rajz




A WLAN-adapternek a saját modelljére való felszerelésével kapcsolatos további részleteket lásd: [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).

### A vezetékköteg felszerelése a vezeték nélküli

### LAN adapterre

#### 1 Távolítsa el az adapter burkolatát (felső).

Illessze egy normál csavarhúzó fejét a felső és az alsó burkolat közötti részbe. (Ügyeljen arra, hogy ne tegyen kárt a burkolatban.)




### 2 Csatlakoztassa a tápkábelt a termékhez.

Csatlakoztassa a tápkábelcsatlakozót (fehér).

- ◆ Illeszze a tápkábelt az adapter burkolatán (alsó) a nyílásba.
- ◆ Rögzítse a WLAN-adaptert csavarokkal a falra, mielőtt visszahelyezné a WLAN-adapter felső burkolatát.

Csatlakoztassa a csatlakozót a hasonló színű aljzathoz.





Rögzítse a tápkábelt, és győződjön meg arról, hogy ne érje külső hatás a rendszert.


A WLAN-adapter falra való felszerelésének további részleteit lásd: [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).

### 3 Az adapter burkolatának visszaállítása az eredeti állapotába.


Illessze össze a felső burkolat felső részét az alsó burkolat felső rögzítőkapcsával, és nyomja össze őket a doboz bezárásához.



Adapterburkolat (alsó) felső rögzítőkapcsa




Adapterburkolat (felső) felső rögzítőkapcsa



Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően van-e rögzítve.

### 4 Működési ellenőrzés

Kapcsolja be a tápellátást, és ellenőrizze, hogy világít-e a terméken található [POWER] lámpa.



- ◆ Bekapcsoláskor mindig rögzítse az adapter burkolatát (felső).

A következőket az ügyfélnek kell biztosítania.

- Okostelefon vagy táblaszámítógép  
(A minimális támogatott Android- és iOS-verziót a [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com) webhelyen találja.)
- Internetkapcsolat és kommunikációs eszköz  
(Modem/útelválasztó vagy hasonló eszköz)
- Vezeték nélküli LAN hozzáférési pont
- [Daikin Residential Controller] (ingyenes)

Telepítési módok a Daikin Residential Controller alkalmazáshoz

Android telefonok esetén

- (1) Nyissa meg a [Google Play] áruházat.
- (2) Keresse meg a [Daikin Residential Controller] alkalmazást.
- (3) A telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

iPhone esetén

- (1) Nyissa meg az [App Store] áruházat.
- (2) Keresse meg a [Daikin Residential Controller] alkalmazást.
- (3) A telepítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Lásd a

**[app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com)**

oldalon a részletes szerelési utasításokat.

# Hibaelhárítás

Az alábbi táblázat röviden leírja, miként kell kezelni a termék szerelése vagy a kapcsolat létesítése során adódó problémákat vagy bizonytalanságokat. A további részleteket lásd a honlapon található gyakori kérdéseknél.

| Ha ez történik   | Magyarázat és tennivalók   |
|--|--|
| Egyik LED sem ég   | <ul style="list-style-type: none"><li>→ Próbálja meg az infravörös távirányítóval vezérelni az egységet.</li><li>→ Áramtalanítsa a légkondicionálót, majd indítsa újra.</li><li>→ Győződjön meg arról, hogy a LED-ek nincsenek letiltva az alkalmazásban.</li><li>→ Ellenőrizze a szerelést.</li></ul>   |
| A WLAN adapter konfigurálása után az adapter nem látható az egységáttekintési képernyőn ("Kezdőképernyő"). | <ul style="list-style-type: none"><li>→ Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva az egység.</li><li>→ Ellenőrizze, hogy ég-e a RUN LED.</li><li>→ Ha az AP LED ég, tartsa lenyomva a MODE gombot két másodpercig a RUN üzemmódra való átváltáshoz.</li><li>→ Ha RUN LED villog, próbálja meg újból csatlakoztatni a WLAN adaptert a vezeték nélküli hálózathoz. Ügyeljen rá, hogy a WLAN adapter megfelelő távolságra legyen az útvasasztótól (vezeték nélküli LAN hozzáférési pont).</li><li>→ Ha a RUN LED ég, győződjön meg róla, hogy az okostelefon vagy táblagép ugyanahhoz a vezeték nélküli LAN hálózathoz csatlakozik, mint a WLAN adapter.</li></ul> |



# Hibaelhárítás

| Ha ez történik  | Magyarázat és tennivalók  |
|---|---|
| Ha közvetlenül próbál csatlakozni az adapterhez (AP mód), a WLAN adapter nem látható a telefon/ táblagép elérhető Wi-Fi hálózatokat megjelenítő listájában. | <ul style="list-style-type: none"><li>→ Ha az AP LED nem ég, tartsa lenyomva a "MODE" gombot 2 másodpercig az AP üzemmódra való átváltáshoz.</li><li>→ Ha az AP LED villog, várjon, amíg folyamatosan világítani kezd (kb.1 perc). A WLAN adapter indítása még folyamatban van.</li><li>→ Ha az AP LED ég, tartsa lenyomva a MODE gombot két másodpercig a RUN üzemmódra való átváltáshoz. Most váltson vissza az AP üzemmódra úgy, hogy ismét lenyomva tartja a MODE gombot két másodpercig. Ezáltal módosítható a WLAN adapter által használt vezeték nélküli csatorna. Ismétlje meg, ha szükséges.</li></ul> |
| A fentiek egyike sem működik  | → A további részleteket lásd a következő webhelyen gyakori kérdéseknél: <a href="http://app.daikineurope.com">app.daikineurope.com</a>  |







**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium



4P359542-4X 2021.01