


Οδηγός αναφοράς εγκαταστάτη και χρήστη


Αισθητήρας χώρου Daikin Home Controls




1




2




3




4




5



6



7



Περιεχόμενα συσκευασίας

Ποσότητα Περιγραφή

1	Αισθητήρας χώρου Daikin Home Controls
1	Κουμπωτό πλαίσιο
1	Βάση εγκατάστασης
2	Αυτοκόλλητες ταινίες διπλής όψης
2	Βίδες 3,0 x 30 mm
2	Ούπα 5 mm
2	Μπαταρίες 1,5 V LR03/micro/AAA
1	Εγχειρίδιο εγκατάστασης και λειτουργίας

Τεκμηρίωση © 2022 Daikin Europe N.V., Βέλγιο.

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του παρόντος εγχειριδίου σε οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει, ούτε επιτρέπεται η αντιγραφή ή η επεξεργασία του με ηλεκτρονικά, μηχανικά ή χημικά μέσα, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του εκδότη.

Δεν μπορούν να αποκλειστούν τυπογραφικά και σφάλματα εκτύπωσης. Ωστόσο, οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο ελέγχονται σε τακτική βάση και οποιοσδήποτε απαραίτητες διορθώσεις θα εφαρμοστούν στην επόμενη έκδοση. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τεχνικά ή τυπογραφικά σφάλματα ή τις συνέπειές τους. Αναγνωρίζονται όλα τα εμπορικά σήματα και τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Εκτυπώθηκε στο Χονγκ Κονγκ.

Ενδέχεται να πραγματοποιηθούν αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ως αποτέλεσμα της τεχνολογικής εξέλιξης.

4P687368-1
2022.04

Πίνακας περιεχομένων

1	Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο	8
2	Πληροφορίες για την επικινδυνότητα.....	8
3	Daikin Home Controls	10
4	Επισκόπηση των λειτουργιών και των παρελκομένων.....	11
5	Εκκίνηση.....	12
	5.1 Σύνδεση στο σημείο πρόσβασης DHC Access Point.....	12
	5.2 Τοποθέτηση.....	13
	5.2.1 Τοποθέτηση αυτοκόλλητης ταινίας.....	14
	5.2.2 Τοποθέτηση με βίδα.....	14
	5.2.3 Τοποθέτηση κιβωτίου χωνευτής εγκατάστασης	16
6	Αντικατάσταση μπαταριών	18
7	Αντιμετώπιση προβλημάτων	20
	7.1 Αδύναμη μπαταρία.....	20
	7.2 Κύκλος λειτουργίας	20
	7.3 Κωδικοί σφαλμάτων και ακολουθίες αναβοσβησίματος	22
8	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	24
9	Συντήρηση και καθαρισμός	25
10	Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη ραδιολειτουργία	26
11	Τεχνικές προδιαγραφές	27

1 Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη λειτουργία των παρελκομένων Daikin Home Controls (DHC). Φυλάξτε το εγχειρίδιο, για να μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτό αργότερα, εάν χρειαστεί. Εάν παραδώσετε το παρελκόμενο σε άλλα άτομα για χρήση, παραδώστε μαζί και αυτό το εγχειρίδιο.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται:



Προσοχή!

Αυτό υποδεικνύει κίνδυνο.



Λάβετε υπόψη τα εξής:

Αυτή η ενότητα περιέχει σημαντικές πρόσθετες πληροφορίες.

2 Πληροφορίες για την επικινδυνότητα



Μην ανοίγετε το παρελκόμενο. Δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Σε περίπτωση σφάλματος, ζητήστε από έναν ειδικό να ελέγξει το παρελκόμενο.



Για λόγους ασφαλείας και αδειοδότησης (CE), δεν επιτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή ή/και τροποποίηση του παρελκομένου.



Το παρελκόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ξηρό περιβάλλον χωρίς σκόνη και πρέπει να προστατεύεται από τις επιπτώσεις της υγρασίας, των κραδασμών, της ηλιακής ακτινοβολίας ή άλλων τύπων θερμικών, ψυχρών και μηχανικών φορτίων.



Το παρελκόμενο δεν είναι παιχνίδι. Μην επιτρέπεται σε παιδιά να παίζουν με αυτό. Μην αφήνετε σκόρπια υλικά συσκευασίας. Οι πλαστικές μεμβράνες/σακούλες, τα μέρη από πολυστυρένιο κ.λπ. μπορεί να είναι επικίνδυνα στα χέρια ενός παιδιού.



Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση ή μη τήρηση των πληροφοριών για την επικινδυνότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κάθε αξίωση που καλύπτεται από την εγγύηση παραγράφεται! Για επακόλουθες ζημιές, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη!



Το παρελκόμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε οικιστικά κτίρια.



Η χρήση του παρελκομένου για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της προβλεπόμενης χρήσης και θα ακυρώσει την εγγύηση ή την ευθύνη.



Διατηρείτε πάντα ελάχιστη απόσταση 50 cm μεταξύ των παρελκομένων DHC.

3 Daikin Home Controls

Αυτό το παρελκόμενο αποτελεί μέρος του οικοσυστήματος DHC και επικοινωνεί με αποκλειστική ασύρματη σύνδεση. Όλα τα παρελκόμενα του συστήματος μπορούν να διαμορφωθούν άνετα και μεμονωμένα μέσω της εφαρμογής ONECTA. Οι διαθέσιμες λειτουργίες που παρέχονται από το οικοσύστημα DHC σε συνδυασμό με άλλα παρελκόμενα περιγράφονται στον Οδηγό εφαρμογής DHC.

Μπορείτε να βρείτε όλα τα τρέχοντα τεχνικά έγγραφα και τις ενημερώσεις στις σελίδες του προϊόντος:

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRSENDI1BA>



4 Επισκόπηση των λειτουργιών και των παρελκομένων

Ο Αισθητήρας χώρου DHC μετρά τη θερμοκρασία και την υγρασία του χώρου και διαβιβάζει αυτές τις τιμές κατά διαστήματα στο DHC Access Point καθώς και στην εφαρμογή ONECTA, επιτρέποντάς σας να ρυθμίζετε τον κλιματισμό του χώρου σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Ελέγξτε την αρχική οθόνη της εφαρμογής και θα δείτε πληροφορίες για τη θερμοκρασία και την τρέχουσα υγρασία του αντίστοιχου χώρου.

Η τοποθέτηση και η αφαίρεση είναι ιδιαίτερα εύκολη με χρήση του κουμπωτού πλαισίου που παρέχεται. Είναι επίσης δυνατή η ενσωμάτωση του παρελκομένου σε υπάρχοντες διακόπτες άλλων κατασκευαστών.

Επισκόπηση παρελκομένων (βλ. εικόνα 1):

- (A) Κουμπωτό πλαίσιο
- (B) Αισθητήρας (ηλεκτρονική μονάδα)
- (C) Κουμπί συστήματος και LED
- (D) Βάση εγκατάστασης

5 Εκκίνηση

5.1 Σύνδεση στο σημείο πρόσβασης DHC Access Point



Διαβάστε ολόκληρη την ενότητα πριν ξεκινήσετε τη σύνδεση άλλων παρελκομένων.



Πρώτα, ρυθμίστε το σημείο πρόσβασης DHC Access Point μέσω της εφαρμογής ONECTA, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία άλλων παρελκομένων DHC εντός του οικοσυστήματός σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του σημείου πρόσβασης DHC Access Point.

Για να ενσωματώσετε τον Αισθητήρα χώρου DHC στο οικοσύστημά σας και να του επιτρέψετε να επικοινωνεί με άλλα παρελκόμενα DHC, πρέπει να το συνδέσετε πρώτα στο σημείο πρόσβασης DHC Access Point. Για να το κάνετε, προχωρήστε ως εξής:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή ONECTA.
2. Κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+).
3. Επιλέξτε το στοιχείο μενού **Προσθήκη Daikin Home Controls**.
4. Επιλέξτε **Προσθήκη παρελκομένου DHC**.
5. Αφαιρέστε τον αισθητήρα **(B)** από το πλαίσιο, πιάνοντας τις πλευρές του αισθητήρα και τραβώντας τον προς τα έξω (βλ. *εικόνα 2*).
6. Αναποδογυρίστε τον αισθητήρα.
7. Αφαιρέστε τη μονωτική ταινία από το διαμέρισμα μπαταριών.

- » Η λειτουργία σύνδεσης παραμένει ενεργοποιημένη για 3 λεπτά.



Μπορείτε να ξεκινήσετε χειροκίνητα τη λειτουργία σύνδεσης για άλλα 3 λεπτά, πατώντας στιγμιαία το κουμπί συστήματος **(C)** (βλ. *εικόνα 3*).

8. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή.

5.2 Τοποθέτηση



Διαβάστε ολόκληρη την ενότητα πριν ξεκινήσετε την τοποθέτηση του παρελκομένου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο κουμπωτό πλαίσιο **(A)** για να τοποθετήσετε τον Αισθητήρα χώρου DHC ή να τον ενσωματώσετε εύκολα σε έναν υπάρχοντα διακόπτη (βλ. "5.2.2 Τοποθέτηση με βίδα" στη σελίδα 14).

Μπορείτε να στερεώσετε τον Αισθητήρα χώρου DHC σε τοίχο με:

- τις παρεχόμενες αυτοκόλλητες ταινίες διπλής όψης, ή
- τις παρεχόμενες βίδες.

Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε τον Αισθητήρα χώρου DHC σε ένα κιβώτιο χωνευτής εγκατάστασης.

5.2.1 Τοποθέτηση αυτοκόλλητης ταινίας

Για να τοποθετήσετε τον Αισθητήρα χώρου DHC χρησιμοποιώντας τις αυτοκόλλητες ταινίες, προχωρήστε ως εξής:

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία για εγκατάσταση.



Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια εγκατάστασης είναι ομαλή, συμπαγής, χωρίς παρεμβολές, χωρίς σκόνη, γράσο και διαλύτες και ότι δεν είναι υπερβολικά κρύα, για να διασφαλιστεί η μακροχρόνια προσκόλληση.

2. Στερεώστε τις αυτοκόλλητες ταινίες **(Ε)** στην πίσω πλευρά της βάσης εγκατάστασης **(D)** στην παρεχόμενη περιοχή. Θα πρέπει να μπορείτε να διαβάζετε τα γράμματα στην πίσω πλευρά **(F)** (βλ. *εικόνα 4*).
3. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την αυτοκόλλητη ταινία.
4. Πιέστε τον συναρμολογημένο Αισθητήρα χώρου DHC με την πίσω πλευρά στον τοίχο.

5.2.2 Τοποθέτηση με βίδα

Για να τοποθετήσετε τον Αισθητήρα χώρου DHC με βίδες, προχωρήστε ως εξής:

1. Επιλέξτε μια τοποθεσία για εγκατάσταση.



Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος ή παρόμοιες γραμμές στον τοίχο σε αυτήν τη θέση!

2. Τοποθετήστε τη βάση εγκατάστασης (**D**) στο σημείο που θέλετε στον τοίχο. Βεβαιωθείτε ότι το βέλος στην πίσω πλευρά της βάσης εγκατάστασης είναι στραμμένο προς τα επάνω.
3. Χρησιμοποιήστε ένα στυλό για να σημειώσετε τις θέσεις των οπών για τις βίδες (**H**) (διαγωνίως απέναντι) σύμφωνα με τη βάση εγκατάστασης στον τοίχο (βλ. *εικόνα 5*).
4. Ανοίξτε τις σημειωμένες οπές.



- Εάν εργάζεστε σε πέτρινο τοίχο, ανοίξτε τις σημειωμένες οπές των 5 mm και τοποθετήστε τα παρεχόμενα ούπα. Εάν εργάζεστε σε ξύλινο τοίχο, μπορείτε να ανοίξετε εκ των προτέρων οπές 1,5 mm, για να τοποθετήσετε ευκολότερα τις βίδες.
5. Χρησιμοποιήστε τις παρεχόμενες βίδες και τα ούπα (**I**), για να στερεώσετε τη βάση εγκατάστασης στον τοίχο (βλ. *εικόνα 6*).
 6. Προσαρτήστε το κουμπωτό πλαίσιο (**A**) στη βάση εγκατάστασης.
 7. Τοποθετήστε τον Αισθητήρα χώρου DHC (**B**) μέσα στο πλαίσιο (βλ. *εικόνα 1*). Βεβαιωθείτε ότι τα κλιπ στη βάση εγκατάστασης έχουν ασφαλίσει μέσα στα ανοίγματα του Αισθητήρα χώρου DHC.

5.2.3 Τοποθέτηση κιβωτίου χωνευτής εγκατάστασης

Μπορείτε να τοποθετήσετε τον Αισθητήρα χώρου DHC σε ένα κιβώτιο χωνευτής εγκατάστασης, χρησιμοποιώντας τις οπές για βίδες **(G)** (βλ. *εικόνα 5*).



Αν το παρελκόμενο τοποθετηθεί σε κιβώτιο χωνευτής εγκατάστασης, ενδέχεται να μην υπάρχουν ανοιχτά άκρα αγωγών.



Αν πρέπει να γίνουν αλλαγές ή εργασίες στην εγκατάσταση του σπιτιού (π.χ. επέκταση, παράκαμψη ενθέτων διακόπτη ή πρίζας) ή στη διανομή χαμηλής τάσης για την τοποθέτηση ή την εγκατάσταση του παρελκομένου, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας:



Η εγκατάσταση πρέπει να εκτελείται αποκλειστικά από άτομα με σχετικές ηλεκτροτεχνικές γνώσεις και εμπειρία!*

Εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη δική σας ζωή και τη ζωή άλλων χρηστών του ηλεκτρικού συστήματος. Εσφαλμένη εγκατάσταση σημαίνει επίσης ότι διατρέχετε τον κίνδυνο πρόκλησης σοβαρής ζημιάς σε περιουσία, π.χ. λόγω πυρκαγιάς. Μπορεί να είστε προσωπικά υπεύθυνοι σε περίπτωση τραυματισμών ή πρόκλησης ζημιών σε περιουσία. Επικοινωνήστε με έναν ηλεκτρολόγο!

***Εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται για την εγκατάσταση:**

Οι παρακάτω εξειδικευμένες γνώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές κατά την εγκατάσταση:

- Οι "5 κανόνες ασφαλείας" που πρέπει να τηρούνται: Αποσυνδέστε από το κεντρικό δίκτυο. Προστατεύστε από επανενεργοποίηση. Ελέγξτε ότι το σύστημα έχει απενεργοποιηθεί πλήρως. Γειώστε και προστατεύστε από βραχυκύκλωμα. Καλύψτε ή αποκλείστε κοντινά ηλεκτροφόρα μέρη.
- Επιλέξτε κατάλληλα εργαλεία, εξοπλισμό μέτρησης και, αν χρειάζεται, μέσα ατομικής ασφάλειας.
- Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων.
- Επιλογή υλικού ηλεκτρικής εγκατάστασης για διασφάλιση των συνθηκών διακοπής λειτουργίας.
- Βαθμοί προστασίας IP.
- Εγκατάσταση υλικού ηλεκτρικής εγκατάστασης.
- Τύπος δικτύου τροφοδοσίας (σύστημα TN, σύστημα IT, σύστημα TT) και οι προκύπτουσες συνθήκες σύνδεσης (κλασική μηδενική εξισορρόπηση, προστατευτική γείωση, απαιτούμενα πρόσθετα μέτρα κ.λπ.).

6 Αντικατάσταση μπαταριών

Εάν εμφανιστεί το σήμα που αναβοσβήνει για άδειες μπαταρίες (βλ. "7.3 Κωδικοί ασφαλήτων και ακολουθίες αναβοσβήσιματος" στη σελίδα 22), αντικαταστήστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες με δύο νέες μπαταρίες LR03/micro/AAA. Πρέπει να τηρείτε τη σωστή πολικότητα των μπαταριών.

Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες του παρελκομένου, προχωρήστε ως εξής:

1. Μόλις τοποθετηθεί, μπορείτε να τραβήξετε εύκολα την ηλεκτρονική μονάδα **(B)** έξω από το κουμπωτό πλαίσιο **(A)** ή να την αφαιρέσετε από τη βάση εγκατάστασης **(D)**. Πιάστε τις πλευρές της ηλεκτρονικής μονάδας και τραβήξτε την προς τα έξω (βλ. *εικόνα 2*). Δεν χρειάζεται να ανοίξετε το παρελκόμενο.
2. Γυρίστε ανάποδα την ηλεκτρονική μονάδα για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες.
3. Τοποθετήστε δύο νέες μπαταρίες 1,5 V LR03/micro. Βεβαιωθείτε ότι τις έχετε τοποθετήσει με τη σωστή φορά (βλ. *εικόνα 7*).
4. Τοποθετήστε ξανά την ηλεκτρονική μονάδα στο πλαίσιο. Βεβαιωθείτε ότι τα κλιπ στη βάση εγκατάστασης έχουν ασφαλίσει μέσα στα ανοίγματα του Αισθητήρα χώρου DHC.
5. Προσέξτε τα σήματα της λυχνίας LED που αναβοσβήνουν κατά την τοποθέτηση των μπαταριών (βλ. "7.3 Κωδικοί ασφαλήτων και ακολουθίες αναβοσβήσιματος" στη σελίδα 22).

- » Μετά την τοποθέτηση των μπαταριών, το παρελκόμενο θα εκτελέσει αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (περίπου 2 δευτερόλεπτα). Στη συνέχεια, πραγματοποιείται αρχικοποίηση. Η λυχνία LED θα ανάψει με πορτοκαλί και πράσινο χρώμα, για να υποδείξει ότι η αρχικοποίηση έχει ολοκληρωθεί.



Προσοχή! Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία δεν αντικατασταθεί σωστά. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο ή αντίστοιχο τύπο. Μην επαναφορτίζετε ποτέ μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα. Μην βραχυκυκλώνετε τις μπαταρίες. Αν το κάνετε αυτό, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.



Οι χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα! Αντ' αυτού, προσκομίστε τις σε ένα σημείο απόρριψης μπαταριών της περιοχής σας.

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων

7.1 Αδύναμη μπαταρία

Με την προϋπόθεση ότι η τιμή τάσης το επιτρέπει, το παρελκόμενο θα παραμείνει έτοιμο για λειτουργία ακόμα και αν η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλή. Ανάλογα με το συγκεκριμένο φορτίο, μπορεί να είναι δυνατή η επανειλημμένη αποστολή μεταδόσεων, μόλις παρέλθει μια σύντομη περίοδος ανάκτησης των μπαταριών.

Εάν η τάση μειωθεί υπερβολικά κατά τη διάρκεια της μετάδοσης, το αντίστοιχο σήμα που αναβοσβήνει θα εμφανιστεί στο παρελκόμενο (βλ. "7.3 Κωδικοί σφαλμάτων και ακολουθίες αναβοσβησίματος" στη σελίδα 22). Σε αυτήν την περίπτωση, αντικαταστήστε τις άδειες μπαταρίες με δύο νέες μπαταρίες (βλ. "6 Αντικατάσταση μπαταριών" στη σελίδα 18).

7.2 Κύκλος λειτουργίας

Τα ασύρματα παρελκόμενα DHC λειτουργούν στις ακόλουθες ζώνες συχνότητας:

- 868000~868600 MHz
- 869400~869650 MHz

Για να διασφαλιστεί η λειτουργία όλων των συσκευών που λειτουργούν σε αυτό το εύρος, απαιτείται από τη νομοθεσία ο περιορισμός του χρόνου μετάδοσης των συσκευών. Ο περιορισμός του χρόνου μετάδοσης ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο παρεμβολών.

Ο "κύκλος λειτουργίας" είναι ο μέγιστος χρόνος μετάδοσης. Είναι ο λόγος του χρόνου κατά τον οποίο μια συσκευή μεταδίδει ενεργά σε σύγκριση με την περίοδο μέτρησης (1 ώρα) και εκφράζεται ως ποσοστό 1 ώρας.

Εάν επιτευχθεί ο συνολικός επιτρεπόμενος χρόνος μετάδοσης, το παρελκόμενο DHC θα σταματήσει να μεταδίδει μέχρι να επιτευχθεί το χρονικό όριο.

Για παράδειγμα, όταν μια συσκευή έχει όριο κύκλου λειτουργίας 1%, επιτρέπεται να μεταδίδει μόνο 36 δευτερόλεπτα σε 1 ώρα. Μετά από αυτό, θα σταματήσει να μεταδίδει μέχρι να επιτευχθεί το όριο της 1 ώρας.

Τα παρελκόμενα DHC συμμορφώνονται πλήρως με αυτόν τον περιορισμό και χρησιμοποιούν 2 ζώνες συχνοτήτων με κύκλο λειτουργίας 1% και 10%, αντίστοιχα.

Κατά την κανονική λειτουργία των παρελκομένων DHC, αυτό το όριο συνήθως δεν επιτυγχάνεται. Ωστόσο, είναι πιθανό να επιτευχθεί το όριο κατά την εκκίνηση ή κατά τη διάρκεια μιας νέας εγκατάστασης ενός συστήματος. Σε αυτήν την περίπτωση, η λυχνία LED του παρελκομένου ανάβει με κόκκινο χρώμα. Μπορεί να μην ανταποκρίνεται για σύντομο χρονικό διάστημα (μέγ. 1 ώρα), μέχρι να λήξει ο χρονικός περιορισμός για τη μετάδοση. Μετά από αυτό το διάστημα, θα λειτουργήσει ξανά κανονικά.

7.3 Κωδικοί σφαλμάτων και ακολουθίες αναβοσβήσιματος

Κωδικός που αναβοσβήνει	Σημασία	Λύση
Αναβοσβήνει στιγμιαία με πορτοκαλί χρώμα	Ραδιομετάδοση/προσπάθεια μετάδοσης/μετάδοση δεδομένων	Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάδοση.
Ανάβει παρατεταμένα 1 φορά με πράσινο χρώμα	Η μετάδοση επιβεβαιώθηκε	Συνεχίστε τη λειτουργία.
Ανάβει παρατεταμένα 1 φορά με κόκκινο χρώμα	Η μετάδοση/λειτουργία απέτυχε ή έχει συμπληρωθεί το όριο κύκλου λειτουργίας	Δοκιμάστε ξανά (ανατρέξτε στην ενότητα «7.2 Κύκλος λειτουργίας» στη σελίδα 20).
Ανάβει στιγμιαία με πορτοκαλί χρώμα (μετά από επιβεβαίωση με πράσινο ή κόκκινο χρώμα)	Οι μπαταρίες είναι άδειες	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες (βλ. «6 Αντικατάσταση μπαταριών» στη σελίδα 18).

Κωδικός που αναβοσβήνει	Σημασία	Λύση
Αναβοσβήνει στιγμιαία με πορτοκαλί χρώμα (κάθε 10 δευτερόλεπτα)	Λειτουργία σύνδεσης ενεργή	Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή, για να προσθέσετε παρελκόμενο (βλ. «5.1 Σύνδεση στο σημείο πρόσβασης DHC Access Point» στη σελίδα 12).
Αναβοσβήνει παρατεταμένα 6 φορές με κόκκινο χρώμα	Ελαττωματικό παρελκόμενο	Επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή σας.
1 πορτοκαλί και 1 πράσινη λυχνία (μετά την τοποθέτηση των μπαταριών)	Λυχνία LED δοκιμής	Μετά τη διακοπή της λυχνίας LED δοκιμής, μπορείτε να συνεχίσετε.

8 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων



Μπορείτε να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του παρελκομένου. Εάν το κάνετε αυτό, θα χάσετε όλες τις ρυθμίσεις σας.

Για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του παρελκομένου, προχωρήστε ως εξής:

1. Μόλις τοποθετηθεί, μπορείτε να τραβήξετε εύκολα την ηλεκτρονική μονάδα **(B)** έξω από το κουμπωτό πλαίσιο. Πιάστε τις πλευρές της ηλεκτρονικής μονάδας και τραβήξτε την προς τα έξω (βλ. *εικόνα 2*).
2. Αφαιρέστε μια μπαταρία.
3. Τοποθετήστε ξανά την μπαταρία (βλ. *εικόνα 7*) και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί συστήματος **(C)** ταυτόχρονα, μέχρι η λυχνία LED να αρχίσει να αναβοσβήνει γρήγορα με πορτοκαλί χρώμα (βλ. *εικόνα 3*).
4. Αφήστε ξανά το κουμπί συστήματος.
5. Πατήστε ξανά παρατεταμένα το κουμπί συστήματος, μέχρι η λυχνία LED να ανάψει με πράσινο χρώμα.
6. Αφήστε το κουμπί συστήματος για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
 - » Το παρελκόμενο θα πραγματοποιήσει επανεκκίνηση.

9 Συντήρηση και καθαρισμός



Το παρελκόμενο δεν απαιτεί καθόλου συντήρηση από εσάς, με εξαίρεση την αντικατάσταση της μπαταρίας όταν αυτό είναι απαραίτητο. Απευθυνθείτε σε ειδικό για την πραγματοποίηση τυχόν επισκευών.

Καθαρίστε το παρελκόμενο χρησιμοποιώντας ένα καθαρό και στεγνό μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Μπορείτε να βρέξετε λίγο το πανί με χλιαρό νερό για να αφαιρέσετε πιο επίμονα σημάδια. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που περιέχουν διαλύτες, καθώς μπορεί να διαβρωθεί το πλαστικό περίβλημα και η ετικέτα.

10 Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη ραδιολειτουργία

Η ραδιομετάδοση πραγματοποιείται σε μη αποκλειστικό δίαυλο μετάδοσης, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχει πιθανότητα παρεμβολών. Παρεμβολές μπορεί επίσης να προκληθούν από λειτουργίες μεταγωγής, ηλεκτρικά μοτέρ ή ελαττωματικές ηλεκτρικές συσκευές.



Το εύρος μετάδοσης εντός των κτιρίων μπορεί να διαφέρει σημαντικά από αυτό που διατίθεται στον αέρα. Εκτός από την ισχύ μετάδοσης και τα χαρακτηριστικά λήψης του δέκτη, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η υγρασία στην περιοχή, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, όπως και οι επιτόπου συνθήκες κατασκευής/ελέγχου.

Με την παρούσα η Daikin Europe N.V. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου DHC EKRSENDI1BA πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Η πρωτότυπη δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη στις σελίδες του προϊόντος EKRSENDI1BA.

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRSENDI1BA>



11 Τεχνικές προδιαγραφές

Όνομα συσκευής:	EKRSENDI1BA
Τάση τροφοδοσίας:	2x 1,5 V LR03/micro/AAA
Κατανάλωση ρεύματος:	20 mA μέγ.
Διάρκεια ζωής μπαταρίας (τυπ.):	2 έτη
Βαθμός προστασίας:	IP20
Θερμοκρασία περιβάλλοντος:	5 έως 35°C
Διαστάσεις (Π x Υ x Β):	
Χωρίς πλαίσιο:	55 x 55 x 19 mm
Με πλαίσιο:	86 x 86 x 20 mm
Βάρος:	85 g (με τις μπαταρίες)
Ζώνη ραδιοσυχνοτήτων:	
F1	868,0–868,6 MHz
F2	869,4–869,65 MHz
Μέγιστη ακτινοβολούμενη ισχύς:	10 dBm
Κατηγορία δέκτη:	Κατηγορία SRD 2
Τυπ. εύρος ραδιοσυχνοτήτων ανοιχτής περιοχής:	130 m
Κύκλος λειτουργίας:	
F1	< 1% ανά ώρα
F2	< 10% ανά ώρα

Υπόκειται σε τεχνικές αλλαγές.

Οδηγίες απόρριψης



Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα! Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να απορρίπτεται σε τοπικά σημεία συλλογής απορριμμάτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε συμμόρφωση με την Οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Ενημέρωση σχετικά με τη συμμόρφωση



Το σήμα CE αποτελεί σήμα ελεύθερων συναλλαγών, που απευθύνεται αποκλειστικά στις αρχές και δεν περιλαμβάνει καμία εγγύηση για οποιαδήποτε ιδιοκτησία.



Για τεχνική υποστήριξη, επικοινωνήστε με τον εξειδικευμένο αντιπρόσωπο.

Δωρεάν λήψη της εφαρμογής ONECTA!



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium