


Uz vietas veicamo iestatījumu tabula

X Series – tvertne (180 l/230 l)



CHVX07S18A▲4V▼
CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼
CHVX07S23A▲9W▼

▲= A, B, C, ..., Z
▼= , , 1, 2, 3, ..., 9

Uz vietas veicamo iestatījumu tabula

Piemērojamās iekštelpu iekārtas

CHVX07S18A▲4V▼

CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼

CHVX07S23A▲9W▼

Piezīmes

(*1) *4V*

(*2) *9W*

(*3) *18*

(*4) *23*

▲ = A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

4P855577-1 – 2026.09

Navigācija	Kods	Iestatījuma nosaukums	R/W	Diapazons / solis / noklusētā vērtība ⁽¹⁾	Mainīts uz	Mainītā vērtība
Telpa						
└	Pretaizsalšanas					
1.4.1	[2-06]	Telpas aizsardzība pret sasāšanu	R/W	0: Atspējots 1: Iespējots		
1.4.2	[2-05]	Telpas pretaizsalšanas temperatūra	R/W	4~16°C, solis: 1°C 8°C		
└	Iestatītās vērtības diapazons					
1.5.1	[3-07]	Sildīšanas minimums	R/W	12~18°C, solis: 1°C 12°C		
1.5.2	[3-06]	Sildīšanas maksimums	R/W	18~30°C, solis: 1°C 30°C		
1.5.3	[3-09]	Dzesēšanas minimums	R/W	15~25°C, solis: 1°C 15°C		
1.5.4	[3-08]	Dzesēšanas maksimums	R/W	25~35°C, solis: 1°C 35°C		
Telpa (turpinājums)						
1.6	[2-09]	Telpas sensora korekcija	R/W	-5~5°C, solis: 0,5°C 0°C		
1.7	[2-0A]	Telpas sensora korekcija	R/W	-5~5°C, solis: 0,5°C 0°C		
Galvenā zona						
2.4		Iestatītās vērtības režīms		0: Fiksēts 1: NLA sildīšana, fiksēta dzesēšana 2: No laikapstākļiem atkarīgs		
└	Sildīšanas NLA līkne					
2.5	[1-00]	Zema apkārtējās vides temperatūra LWT galvenās zonas apsildes NLA līknei.	R/W	-40~5°C, solis: 1°C -10°C		
2.5	[1-01]	Augsta apkārtējās vides temperatūra LWT galvenās zonas apsildes NLA līknei.	R/W	10~25°C, solis: 1°C 15°C		
2.5	[1-02]	Izplūstošā ūdens vērtība zelai apkārtējās vides temperatūrai LWT galvenās zonas apsildes NLA līknei.	R/W	[9-01]~[9-00], solis: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
2.5	[1-03]	Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temperatūrai LWT galvenās zonas apsildes NLA līknei.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, solis: 1°C 25°C		
└	Dzesēšanas NLA līkne					
2.6	[1-06]	Zema apkārtējās vides temperatūra LWT galvenās zonas dzesēšanas NLA līknei.	R/W	10~25°C, solis: 1°C 20°C		
2.6	[1-07]	Augsta apkārtējās vides temperatūra LWT galvenās zonas dzesēšanas NLA līknei.	R/W	25~43°C, solis: 1°C 35°C		
2.6	[1-08]	Izplūstošā ūdens vērtība zelai apkārtējās vides temperatūrai LWT galvenās zonas dzesēšanas NLA līknei.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, solis: 1°C 22°C		
2.6	[1-09]	Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temperatūrai LWT galvenās zonas dzesēšanas NLA līknei.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, solis: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
Galvenā zona						
2.7	[2-0C]	Starotāja tips	R/W	0: Zemgrīdas apsilde 1: Ventilatora spirāles iekārta 2: Radiators		
└	Iestatītās vērtības diapazons					
2.8.1	[9-01]	Sildīšanas minimums	R/W	15~37°C, solis: 1°C 25°C		
2.8.2	[9-00]	Sildīšanas maksimums	R/W	[2-0C]=2: 37~70, solis: 1°C 70°C [2-0C]≠2: 37~55, solis: 1°C 55°C		

⁽¹⁾ Noklusētās vērtības parādītas **treknrakstā**.

Navīgācija	Kods	Iestatījuma nosaukums	R/W	Diapazons / solis / noklusētā vērtība ⁽¹⁾	Mainīts uz	Mainītā vērtība
2.8.3	[9-03]	Dzesēšanas minimums	R/O	5~18°C, solis: 1°C 18°C		
2.8.4	[9-02]	Dzesēšanas maksimums	R/W	18~22°C, solis: 1°C 22°C		
Galvenā zona						
2.9	[C-07]	Regulēšana	R/W	0: LWT vadība 1: Ārējā RT vadība 2: RT vadība		
2.A	[C-05]	Termostata tips	R/W	0: MMI pieprasījumi (iesk. ātro loģiku) 1: 1 kontakts 2: 2 kontakti		
└	Delta T					
2.B.1	[1-0B]	Delta T sildīšana	R/W	[2-0C]≠2 (Radiators): 3~12°C, solis: 1°C 5°C [2-0C]=2 (Radiators): 10°C		
2.B.2	[1-0D]	Delta T dzesēšana	R/W	3~10°C, solis: 1°C 5°C		
└	Modulācija					
2.C.1	[8-05]	Modulācija	R/W	0: Nē 1: Jā		
2.C.2	[8-06]	Maksimālā modulācija	R/W	0~10°C, solis: 1°C 5°C		
Telpu apsilde/dzesēšana						
└	Darbības diapazons					
4.3.1	[4-02]	Telpu apsildes IZSLĒGŠANAS temperatūra	R/W	14~35°C, solis: 1°C 25°C		
4.3.2	[F-01]	Telpu dzesēšanas IZSLĒGŠANAS temperatūra	R/W	10~35°C, solis: 1°C 20°C		
Telpu apsilde/dzesēšana (turpinājums)						
4.5	[F-0D]	Sūkņa darbības režīms	R/W	0: Nepārtraukts 1: Pēc parauga 2: Pēc pieprasījuma		
4.6	[E-02]	Iekārtas tips	R/W	0: Reversīvs 1: Tikai sildīšana		
4.7	[9-0D]	Sūkņa ātruma ierobežojums	R/W	0~8, solis:1 0: Bez ierobežojuma 1~4: 90~60% sūkņa ātrums 5~8: 90~60% sūkņa ātrums paraugošanas laikā 6 80% sūkņa ātrums paraugošanas laikā		
4.9	[F-00]	Sūknis ārpus diapazona	R/W	0: Ierobežots 1: Atļauts		
4.A	[D-03]	Palielinājums ap 0°C	R/W	0: Nē 1: palielinājums 2°C, intervāls 4°C 2: palielinājums 4°C, intervāls 4°C 3: palielinājums 2°C, intervāls 8°C 4: palielinājums 4°C, intervāls 8°C		
4.B	[9-04]	Pārsniegums	R/W	1~4°C, solis: 1°C 2°C		
4.C	[2-06]	Telpas aizsardzība pret sasalšanu	R/W	0: Atspējots 1: Iespējots		
Tvertne						
5.2	[6-0A]	Komforta iestatītā vērtība	R/W	30~[6-0E]°C, solis: 1°C 60°C		
5.3	[6-0B]	Eko iestatītā vērtība	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, solis: 1°C 45°C		
5.4	[6-0C]	Atkārtotās uzsildīšanas iestatītā vērtība	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, solis: 1°C 45°C		
5.6	[6-0D]	Uzsildīšanas režīms	R/W	0: Tikai atkārtotā uzsildīšana 1: Atkārtota uzsildīšana + grafiks 2: Tikai grafiks		
└	Dezinfekcija					

⁽¹⁾ Noklusētās vērtības parādītas **treknrakstā**.

Navigācija	Kods	Iestatījuma nosaukums	R/W	Diapazons / solis / noklusētā vērtība ⁽¹⁾	Mainīts uz	Mainītā vērtība
5.7.1	[2-01]	Aktivizācija	R/W	0: Nē 1: Jā		
5.7.2	[2-00]	Darbības diena	R/W	0: Katru dienu 1: Pirmdien 2: Otrdien 3: Trešdien 4: Ceturtdien 5: Piektdien 6: Sestdien 7: Svētdien		
5.7.3	[2-02]	Sākšanas laiks	R/W	0~23 stunda, solis: 1 stunda 1		
5.7.4	[2-03]	Tvertnes iestatītā vērtība	R/W	60°C		
5.7.5	[2-04]	Ilgums	R/W	40~60 min, solis: 5 min 40 min		
Tvertne (turpinājums)						
5.8	[6-0E]	Maksimums	R/W	40~65°C, solis: 1°C 65°C		
5.9	[6-00]	Histerēze	R/W	2~40°C, solis: 1°C 8°C		
5.A	[6-08]	Histerēze	R/W	2~20°C, solis: 1°C 10°C		
5.B		Iestatītās vērtības režīms	R/W	0: Fiksēts 1: No laikapstākļiem atkarīgs		
└─ NLA līkne						
5.C	[0-0B]	Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temperatūrai MKŪ NLA līknei.	R/W	35~[6-0E]°C, solis: 1°C 55°C		
5.C	[0-0C]	Izplūstošā ūdens vērtība zemei apkārtējās vides temperatūrai MKŪ NLA līknei.	R/W	45~[6-0E]°C, solis: 1°C 60°C		
5.C	[0-0D]	Augsta apkārtējās vides temperatūra MKŪ NLA līknei.	R/W	10~25°C, solis: 1°C 15°C		
5.C	[0-0E]	Zema apkārtējās vides temperatūra MKŪ NLA līknei.	R/W	-40~5°C, solis: 1°C -10°C		
Tvertne (turpinājums)						
5.D	[6-01]	Starpība	R/W	0~10°C, solis: 1°C 0°C		
5.F		Prioritārais grafiks	R/W	MKŪ AC		
5.G	[A-01]	Darbības režīms	R/W	0: Efektīvs 1: Ātrs		
5.H	[8-03]	Ātrā režīma taimeris	R/W	Turbo Normāls Ekonomisks		
Lietotāja iestatījumi						
└─ Klusa darbība						
7.4.1		Aktivizācija	R/W	0: IZSLĒGTS 1: Manuāli 2: Automātiski		
7.4.3		Līmenis	R/W	0: Klusa darbība (sākotnējais iestatījums šim modelim netiek atbalstīts) 1: Vēl klusāka darbība 2: Visklusākā darbība		
Uzstādītāja iestatījumi						
└─ Konfigurācijas vednis						
└─ Sistēma						
9.1.3.2	[E-03]	BUH tips	R/O	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Mājsaimniecības karstais ūdens	R/O	Iebūvētais		

⁽¹⁾ Noklusētās vērtības parādītas **treknrakstā**.

Navīgācija	Kods	Iestatījuma nosaukums	R/W	Diapazons / solis / noklusētā vērtība ⁽¹⁾	Mainīts uz	Mainītā vērtība
9.1.3.4	[4-06]	Ārkārtas situācija	R/W	0: Manuāli 1: Automātiski (normāls TA/MKŪ IESLĒGTS) 2: Automātiski samazinātais TA/MKŪ IESLĒGTS 3: Automātiski samazinātais TA/MKŪ IZSLĒGTS 4: TA IESLĒGTS/MKŪ IZSLĒGTS		
9.1.3.6	[E-0D]	Ar glikolu uzpildīta sistēma	R/O	0: Nē 1: Jā		
	└	Rezerves sildītājs				
9.1.4.1	[5-0D]	Spriegums	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.1.4.2	[4-0A]	Konfigurācija	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 ārkārtas situācijā		
9.1.4.3	[6-03]	Kapacitātes 1. solis	R/W	0~31,5 kW, solis: 0,5 kW 1,5kW (*1) 3kW (*2)		
9.1.4.4	[6-04]	Papildu kapacitātes 2. solis	R/W	0~31,5 kW, solis: 0,5 kW 3kW (*1) 6kW (*2)		
	└	Galvenā zona				
9.1.5.1	[2-0C]	Starotāja tips	R/W	0: Zemgrīdas apsilde 1: Ventilatora spirāles iekārta 2: Radiators		
9.1.5.2	[C-07]	Regulēšana	R/W	0: LWT vadība 1: Ārējā RT vadība 2: RT vadība		
9.1.5.3		Iestatītās vērtības režīms	R/W	0: Fiksēts 1: NLA sildīšana, fiksēta dzesēšana 2: No laikapstākļiem atkarīgs		
9.1.5.4		Grafiks	R/W	0: Nē 1: Jā		
9.1.5.5		NLA līknes veids	R/W	0: 2 punktu 1: Līknes nobīde		
9.1.6	[1-00]	Zema apkārtējās vides temperatūra LWT galvenās zonas apsildes NLA līknei.	R/W	-40~5°C, solis: 1°C -10°C		
9.1.6	[1-01]	Augsta apkārtējās vides temperatūra LWT galvenās zonas apsildes NLA līknei.	R/W	10~25°C, solis: 1°C 15°C		
9.1.6	[1-02]	Izplūstošā ūdens vērtība zemai apkārtējās vides temperatūrai LWT galvenās zonas apsildes NLA līknei.	R/W	[9-01]~[9-00], solis: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
9.1.6	[1-03]	Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temperatūrai LWT galvenās zonas apsildes NLA līknei.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, solis: 1°C 25°C		
9.1.7	[1-06]	Zema apkārtējās vides temperatūra LWT galvenās zonas dzesēšanas NLA līknei.	R/W	10~25°C, solis: 1°C 20°C		
9.1.7	[1-07]	Augsta apkārtējās vides temperatūra LWT galvenās zonas dzesēšanas NLA līknei.	R/W	25~43°C, solis: 1°C 35°C		
9.1.7	[1-08]	Izplūstošā ūdens vērtība zemai apkārtējās vides temperatūrai LWT galvenās zonas dzesēšanas NLA līknei.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, solis: 1°C 22°C		
9.1.7	[1-09]	Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temperatūrai LWT galvenās zonas dzesēšanas NLA līknei.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, solis: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
	└	Tvertne				
9.1.B.1	[6-0D]	Uzsildīšanas režīms	R/W	0: Tikai atkārtotā uzsildīšana 1: Atkārtota uzsildīšana + grafiks 2: Tikai grafiks		
9.1.B.2	[6-0A]	Komforta iestatītā vērtība	R/W	30~[6-0E]°C, solis: 1°C 60°C		
9.1.B.3	[6-0B]	Eko iestatītā vērtība	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, solis: 1°C 45°C		

⁽¹⁾ Noklusētās vērtības parādītas **treknrakstā**.

Navigācija	Kods	Iestatījuma nosaukums	R/W	Diapazons / solis / noklusētā vērtība ⁽¹⁾	Mainīts uz	Mainītā vērtība
9.1.B.4	[6-0C]	Atkārtotās uzsildīšanas iestatītā vērtība	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, solis: 1°C 45°C		
9.1.B.6	[6-08]	Atkārtotās uzsildīšanas histerēze	R/W	2~20°C, solis: 1°C 10°C		
└	Mājsaimniecības karstais ūdens					
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Mājsaimniecības karstais ūdens	R/O	Iebūvētais		
9.2.2	[D-02]	MKŪ sūknis	R/W	0: Nav MKŪ sūkņa 1: Tūlītēja karstā ūdens padeve 2: Dezinfekcija 3: Cirkulācija 4: Cirkulācija un dezinfekcija		
└	Rezerves sildītājs					
9.3.1	[E-03]	BUH tips	R/W	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.3.2	[5-0D]	Spriegums	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.3.3	[4-0A]	Konfigurācija	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 ārkārtas situācijā		
9.3.4	[6-03]	Kapacitātes 1. solis	R/W	0~31,5 kW, solis: 0,5 kW 1,5kW (*1) 3kW (*2)		
9.3.5	[6-04]	Papildu kapacitātes 2. solis	R/W	0~31,5 kW, solis: 0,5 kW 3kW (*1) 6kW (*2)		
9.3.6	[5-00]	Līdzsvars: Deaktivizēt rezerves sildītāju (vai ārējo rezerves siltuma avotu bivalentās sistēmas gadījumā) virs līdzsvara temperatūras telpu apsildei?	R/W	0: Nē 1: Jā		
9.3.7	[5-01]	Līdzsvara temperatūra	R/W	-15~35°C, solis: 1°C 0°C		
9.3.8	[4-00]	Darbība	R/W	0: Atspējots 1: Iespējots 2: Tikai MKŪ		
9.3.C	[0-09]	SH sildītāja pārņemšana AC darbības laikā	R/W	0: Nav atļauts 1: Atļauts		
└	Ārkārtas situācija					
9.5.1	[4-06]	Ārkārtas situācija	R/W	0: Manuāli 1: Automātiski (normāls TA/MKŪ IESLĒGTS) 2: Automātiski samazinātais TA/MKŪ IESLĒGTS 3: Automātiski samazinātais TA/MKŪ IZSLĒGTS 4: TA IESLĒGTS/MKŪ IZSLĒGTS		
9.5.2	[7-06]	Kompresora piespiedu izsl.	R/W	0: Atspējots 1: Iespējots		
└	Balansēšana					
9.6.1	[5-02]	Telpas sildīšanas prioritāte	R/W	0: Atspējots 1: Iespējots		
9.6.2	[5-03]	Prioritārā temperatūra	R/W	-15~35°C, solis: 1°C 0°C		
9.6.4	[8-02]	Cikla atkārtotās novēršanas taimeris	R/W	0~10 stunda, solis: 0,5 stunda 0,5 stundas		
9.6.5	[8-00]	Minimālā darbības laika taimeris	R/O	0~20 min, solis: 1 min 1 min		
9.6.6	[8-01]	Maksimālā darbības laika taimeris	R/W	5~95 min, solis: 5 min 30 min		
9.6.7	[8-04]	Papildu taimeris	R/W	0~95 min, solis: 5 min 95 min		
Uzstādītāja iestatījumi (turpinājums)						
9.7	[4-04]	Aizsardzība pret ūdens caurules sasaldšanu	R/O	0: Nepārtraukta sūkņa darbība 1: Pārtraukta sūkņa darbība 2: IZSLĒGTS		
9.A.1	[D-08]	--		0		
└	Sensori					

⁽¹⁾ Noklusētās vērtības parādītas **treknrakstā**.

Navīgācija	Kods	Iestatījuma nosaukums	R/W	Diapazons / solis / noklusētā vērtība ⁽¹⁾	Mainīts uz	Mainītā vērtība
9.B.1	[C-08]	Ārējais sensors	R/W	0: Nē 1: Āra sensors (nav piemērojams) 2: Telpas sensors		
9.B.2	[2-0B]	Ārējā apk. vides sensora korekcija	R/O	-5~5°C, solis: 0,5°C 0°C		
9.B.3	[1-0A]	Vidējās vērtības noteikšanas laiks	R/W	0: Bez vidējošanas 1: 12 stundas 2: 24 stundas 3: 48 stundas 4: 72 stundas		
Uzstādītāja iestatījumi (turpinājums)						
9.D	[C-09]	Trauksmes signāla izvade	R/W	0: Parasti atvērts 1: Parasti aizvērts		
9.E	[3-00]	Automātiska restartēšana	R/W	0: Nē 1: Jā		
9.F	[E-08]	Enerģijas taupīšanas funkcija	R/W	0: Atspējots 1: Iespējots		
9.G		Atspējot aizsardzības funkcijas	R/W	0: Nē 1: Jā		
— Vietējo iestatījumu pārskats						
9.I	[0-00]	--		25		
9.I	[0-09]	SH sildītāja pārņemšana AC darbības laikā	R/W	0: Nav atļauts 1: Atļauts		
9.I	[0-0B]	Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temperatūrai MKŪ NLA līknei.	R/W	35~[6-0E]°C, solis: 1°C 55°C		
9.I	[0-0C]	Izplūstošā ūdens vērtība zemai apkārtējās vides temperatūrai MKŪ NLA līknei.	R/W	45~[6-0E]°C, solis: 1°C 60°C		
9.I	[0-0D]	Augsta apkārtējās vides temperatūra MKŪ NLA līknei.	R/W	10~25°C, solis: 1°C 15°C		
9.I	[0-0E]	Zema apkārtējās vides temperatūra MKŪ NLA līknei.	R/W	-40~5°C, solis: 1°C -10°C		
9.I	[1-00]	Zema apkārtējās vides temperatūra LWT galvenās zonas apsildes NLA līknei.	R/W	-40~5°C, solis: 1°C -10°C		
9.I	[1-01]	Augsta apkārtējās vides temperatūra LWT galvenās zonas apsildes NLA līknei.	R/W	10~25°C, solis: 1°C 15°C		
9.I	[1-02]	Izplūstošā ūdens vērtība zemai apkārtējās vides temperatūrai LWT galvenās zonas apsildes NLA līknei.	R/W	[9-01]~[9-00], solis: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
9.I	[1-03]	Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temperatūrai LWT galvenās zonas apsildes NLA līknei.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, solis: 1°C 25°C		
9.I	[1-04]	Galvenās izplūstošā ūdens temperatūras zonas no laikpārkāpumiem atkarīga dzesēšana.	R/W	0: Atspējots 1: Iespējots		
9.I	[1-06]	Zema apkārtējās vides temperatūra LWT galvenās zonas dzesēšanas NLA līknei.	R/W	10~25°C, solis: 1°C 20°C		
9.I	[1-07]	Augsta apkārtējās vides temperatūra LWT galvenās zonas dzesēšanas NLA līknei.	R/W	25~43°C, solis: 1°C 35°C		
9.I	[1-08]	Izplūstošā ūdens vērtība zemai apkārtējās vides temperatūrai LWT galvenās zonas dzesēšanas NLA līknei.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, solis: 1°C 22°C		
9.I	[1-09]	Izplūstošā ūdens vērtība augstai apkārtējās vides temperatūrai LWT galvenās zonas dzesēšanas NLA līknei.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, solis: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		

⁽¹⁾ Noklusētās vērtības parādītas **treknrakstā**.

Navīgācija	Kods	Iestatījuma nosaukums	R/W	Diapazons / solis / noklusētā vērtība ⁽¹⁾	Mainīts uz	Mainītā vērtība
9.I	[1-0A]	Kāds ir vidējās vērtības noteikšanas laiks āra temperatūrai?	R/W	0: Bez vidējošanas 1: 12 stundas 2: 24 stundas 3: 48 stundas 4: 72 stundas		
9.I	[1-0B]	Kāds ir vēlmais delta T galvenās zonas apsildei?	R/W	[2-0C]≠2 (Radiators): 3~12°C, solis: 1°C 5°C [2-0C]=2 (Radiators): 10°C		
9.I	[1-0D]	Kāds ir vēlmais delta T galvenās zonas dzesēšanai?	R/W	3~10°C, solis: 1°C 5°C		
9.I	[2-00]	Kad jāveic dezinfekcijas funkcija?	R/W	0: Katru dienu 1: Pirmdien 2: Otrdien 3: Trešdien 4: Ceturtdien 5: Piekdien 6: Sestdien 7: Svētdien		
9.I	[2-01]	Vai jāveic dezinfekcijas funkcija?	R/W	0: Nē 1: Jā		
9.I	[2-02]	Kad jāsāk dezinfekcijas funkcija?	R/W	0~23 stunda, solis: 1 stunda 1		
9.I	[2-03]	Kāda ir dezinfekcijas mērķa temperatūra?	R/W	60°C		
9.I	[2-04]	Cik ilgi jānotur tvertnes temperatūra?	R/W	40~60 min, solis: 5 min 40 min		
9.I	[2-05]	Telpas pretaizsalšanas temperatūra	R/W	4~16°C, solis: 1°C 8°C		
9.I	[2-06]	Telpas aizsardzība pret sasaldēšanu	R/W	0: Atspējots 1: iespējots		
9.I	[2-07]	Sekundārais sūkņis	R/W	0: Nē 1: Jā		
9.I	[2-08]	--		0		
9.I	[2-09]	Pielāgo izmērītās telpas temperatūras nobīdi	R/W	-5~5°C, solis: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0A]	Pielāgo izmērītās telpas temperatūras nobīdi	R/W	-5~5°C, solis: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0B]	Kāda ir nepieciešamā nobīde izmērītajai āra temperatūrai?	R/O	-5~5°C, solis: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0C]	Kāds izstarotāja tips ir pieslēgts galvenajai LWT zonai?	R/W	0: Zemgrīdas apsilde 1: Ventilatora spirāles iekārta 2: Radiators		
9.I	[3-00]	Vai ir atļauta iekārtas automātiska restartēšana?	R/W	0: Nē 1: Jā		
9.I	[3-01]	--		0		
9.I	[3-02]	--		1		
9.I	[3-03]	--		4		
9.I	[3-04]	--		2		
9.I	[3-05]	--		1		
9.I	[3-06]	Kāda ir vēlāmā maksimālā telpas temperatūra apsildei?	R/W	18~30°C, solis: 1°C 30°C		
9.I	[3-07]	Kāda ir vēlāmā minimālā telpas temperatūra apsildei?	R/W	12~18°C, solis: 1°C 12°C		

⁽¹⁾ Noklusētās vērtības parādītas **treknrakstā**.

Navīgācija	Kods	Iestatījuma nosaukums	R/W	Diapazons / solis / noklusētā vērtība ⁽¹⁾	Mainīts uz	Mainītā vērtība
9.I	[3-08]	Kāda ir vēlamā maksimālā telpas temperatūra dzesēšanai?	R/W	25~35°C, solis: 1°C 35°C		
9.I	[3-09]	Kāda ir vēlamā minimālā telpas temperatūra dzesēšanai?	R/W	15~25°C, solis: 1°C 15°C		
9.I	[3-0A]	Kāds ir sūkņa modelis?	R/W	0: Sūkņa modelis 0 1: Sūkņa modelis 1		
9.I	[3-0B]	--		1		
9.I	[3-0D]	Ja ir uzstādīts divu zonu komplekts, komplekta sūkņa(-u) atbloķēšana un komplekta jaucējvārsts	R/W	0: Atspējots 1: Iespējots		
9.I	[3-0E]	--		5		
9.I	[4-00]	Kāds ir BUH darbības režīms?	R/W	0: Atspējots 1: Iespējots 2: Tikai MKŪ		
9.I	[4-02]	Zem kādas āra temperatūras ir atļauta apsilde?	R/W	14~35°C, solis: 1°C 25°C		
9.I	[4-04]	Aizsardzība pret ūdens caurules sasalšanu	R/O	0: Nepārtraukta sūkņa darbība 1: Pārtraukta sūkņa darbība 2: IZSLĒGTS		
9.I	[4-05]	--		0		
9.I	[4-06]	Ārkārtas situācija	R/W	0: Manuāli 1: Automātiski (normāls TA/MKŪ IESLĒGTS) 2: Automātiski samazinātais TA/MKŪ IESLĒGTS 3: Automātiski samazinātais TA/MKŪ IZSLĒGTS 4: TA IESLĒGTS/MKŪ IZSLĒGTS		
9.I	[4-08]	--		0		
9.I	[4-0A]	Rezerves sildītāja konfigurācija	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 ārkārtas situācijā		
9.I	[4-0B]	Automātiskas dzesēšanas/apsildes pārslēgšanas histerēze.	R/W	1~10°C, solis: 0,5°C 1°C		
9.I	[4-0D]	Automātiskas dzesēšanas/apsildes pārslēgšanas nobīde.	R/W	1~10°C, solis: 0,5°C 3°C		
9.I	[4-0E]	--		6		
9.I	[5-00]	Līdzsvars: Deaktivizēt rezerves sildītāju (vai ārējo rezerves siltuma avotu bivalentās sistēmas gadījumā) virs līdzsvara temperatūras telpu apsildei?	R/W	0: Nē 1: Jā		
9.I	[5-01]	Kāda ir ēkas līdzsvara temperatūra?	R/W	-15~35°C, solis: 1°C 0°C		
9.I	[5-02]	Telpas apsildes prioritāte.	R/W	0: Atspējots 1: Iespējots		
9.I	[5-03]	Telpas apsildes prioritārā temperatūra.	R/W	-15~35°C, solis: 1°C 0°C		
9.I	[5-04]	--		10		
9.I	[5-0D]	Rezerves sildītāja spriegums	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.I	[5-0E]	BUH MKŪ termostata IESLĒGŠANAS aizkave	R/W	0: Atspējot 1: Iespējot (mainīga aizkave, atkarīga no HP) 2: Iespējot (fiksēta aizkave, atkarīga no HP)		
9.I	[6-00]	Temperatūras atšķirība, kas nosaka siltumsūkņa IESLĒGŠANAS temperatūru.	R/W	2~40°C, solis: 1°C 8°C		
9.I	[6-01]	Temperatūras atšķirība, kas nosaka siltumsūkņa IZSLĒGŠANAS temperatūru.	R/W	0~10°C, solis: 1°C 0°C		
9.I	[6-03]	Kāda ir rezerves sildītāja 1. pakāpes kapacitāte?	R/W	0~31,5 kW, solis: 0,5 kW 1,5kW (*1) 3kW (*2)		

⁽¹⁾ Noklusētās vērtības parādītas **treknrakstā**.

Navigācija	Kods	Iestatījuma nosaukums	R/W	Diapazons / solis / noklusētā vērtība ⁽¹⁾	Mainīts uz	Mainītā vērtība
9.I	[6-04]	Kāda ir rezerves sildītāja 2. pakāpes kapacitāte?	R/W	0~31,5 kW, solis: 0,5 kW 3 kW (*1) 6kW (*2)		
9.I	[6-07]	--		0		
9.I	[6-08]	Kādu histerēzi izmantot atkārtotas uzsildīšanas režīmā?	R/W	2~20°C, solis: 1°C 10°C		
9.I	[6-09]	--		0		
9.I	[6-0A]	Kāda ir vēlamā komforta uzglabāšanas temperatūra?	R/W	30~[6-0E]°C, solis: 1°C 60°C		
9.I	[6-0B]	Kāda ir vēlamā eko uzglabāšanas temperatūra?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, solis: 1°C 45°C		
9.I	[6-0C]	Kāda ir vēlamā uzsildīšanas temperatūra?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, solis: 1°C 45°C		
9.I	[6-0D]	Kāds ir vēlamais karstā ūdens ražošanas veids?	R/W	0: Tikai atkārtotā uzsildīšana 1: Atkārtota uzsildīšana + grafiks 2: Tikai grafiks		
9.I	[6-0E]	Kāda ir maksimālā karstā ūdens apgādes temperatūras iestatītā vērtība?	R/W	40~65°C, solis: 1°C 65°C		
9.I	[7-03]	--		2,5		
9.I	[7-04]	--		0		
9.I	[7-06]	Kompresora piespiedu izsl.	R/W	0: Atspējots 1: Iespējots		
9.I	[7-08]	Dažādas karstā ūdens histerēzes, pamatojoties uz zemu/ augstu karstā ūdens patēriņu (attiecas tikai uz režīmu Tikai atkārtota uzsildīšana)	R/W	0: Atspējots 1: Iespējots		
9.I	[7-09]	Kāds ir minimālais sūkņa ātrums telpu apsildes un mājāsaimniecības karstā ūdens apgādes darbības laikā?	R/W	20~95%, solis: 5% 20%		
9.I	[7-0B]	Galvenās zonas sūkņa fiksētais PWM, ja uzstādīts divu zonu komplekts.	R/W	20~95%, solis: 5% 95%		
9.I	[7-0C]	Laiks, kas nepieciešams jaucējvārsta pagriešanai no vienas puses uz otru, ja uzstādīts divu zonu komplekts.	R/W	20~300 sekundes, solis: 5 sek. 125 sekundes		
9.I	[7-0D]	--		4		
9.I	[7-0E]	--		7		
9.I	[8-00]	Minimālais darbības laiks mājāsaimniecības karstā ūdens sagatavošanas darbībai.	R/O	0~20 min, solis: 1 min 1 min		
9.I	[8-01]	Karstā ūdens uzsildīšanas maksimālais laiks.	R/W	5~95 min, solis: 5 min 30 min		
9.I	[8-02]	Cikla atkārtotā novēršanas laiks.	R/W	0~10 stunda, solis: 0,5 stunda 0,5 stundas		
9.I	[8-03]	Ātrā režīma taimeris	R/W	Turbo Normāls Ekonomisks		
9.I	[8-04]	Papildu darbības laiks maksimālajam darbības laikam.	R/W	0~95 min, solis: 5 min 95 min		
9.I	[8-05]	Vai atļaut LWT modulāciju telpas temperatūras regulēšanai?	R/W	0: Nē 1: Jā		
9.I	[8-06]	Izplūdes ūdens temperatūras maksimālā modulācija.	R/W	0~10°C, solis: 1°C 5°C		
9.I	[8-07]	Kāda ir vēlamā komforta galvenā LWT dzesēšanas režīmā?	R/W	[9-03]~[9-02], solis: 1°C 18°C		

⁽¹⁾ Noklusētās vērtības parādītas **treknrakstā**.

Navīgācija	Kods	Iestatījuma nosaukums	R/W	Diapazons / solis / noklusētā vērtība ⁽¹⁾	Mainīts uz	Mainītā vērtība
9.I	[8-08]	Kāda ir vēlamā eko galvenā LWT dzesēšanas režīmā?	R/W	[9-03]~[9-02], solis: 1°C 20°C		
9.I	[8-09]	Kāda ir vēlamā komforta galvenā LWT apsildes režīmā?	R/W	[9-01]~[9-00], solis: 1°C 35°C		
9.I	[8-0A]	Kāda ir vēlamā eko galvenā LWT apsildes režīmā?	R/W	[9-01]~[9-00], solis: 1°C 33°C		
9.I	[8-0B]	--		13		
9.I	[8-0C]	--		10		
9.I	[8-0D]	--		16		
9.I	[9-00]	Kāda ir vēlamā maksimālā LWT galvenajā zonā apsildes režīmā?	R/W	[2-0C]=2: 37~70, solis: 1°C 70°C [2-0C]#2: 37~55, solis: 1°C 55°C		
9.I	[9-01]	Kāda ir vēlamā minimālā LWT galvenajā zonā apsildes režīmā?	R/W	15~37°C, solis: 1°C 25°C		
9.I	[9-02]	Kāda ir vēlamā maksimālā LWT galvenajā zonā dzesēšanas režīmā?	R/W	18~22°C, solis: 1°C 22°C		
9.I	[9-03]	Kāda ir vēlamā minimālā LWT galvenajā zonā dzesēšanas režīmā?	R/O	5~18°C, solis: 1°C 18°C		
9.I	[9-04]	Izplūstošā ūdens temperatūras pārsnieguma temperatūra.	R/W	1~4°C, solis: 1°C 2°C		
9.I	[9-09]	Kāda ir pieļaujamā pazemināšanās dzesēšanas režīmā?	R/W	1~18°C, solis: 1°C 18°C		
9.I	[9-0C]	Telpas temperatūras histerēze.	R/W	1~6°C, solis: 0,5°C 1°C		
9.I	[9-0D]	Sūkņa ātruma ierobežojums	R/W	0~8, solis:1 0: Bez ierobežojuma 1~4: 90~60% sūkņa ātrums 5~8: 90~60% sūkņa ātrums paraugošanas laikā 6 80% sūkņa ātrums paraugošanas laikā		
9.I	[9-0E]	--		6		
9.I	[C-01]	--		0		
9.I	[C-05]	Kāds ir galvenās zonas siltuma pieprasījuma kontakta tips?	R/W	0: MMI pieprasījumi (iesk. ātro logiku) 1: 1 kontakts 2: 2 kontakti		
9.I	[C-07]	Kāda ir iekārtas vadības metode telpu darbībā?	R/W	0: LWT vadība 1: Ārējā RT vadība 2: RT vadība		
9.I	[C-08]	Kāda tipa ārējais sensors ir uzstādīts?	R/W	0: Nē 1: Āra sensors (nav piemērojams) 2: Telpas sensors		
9.I	[C-09]	Kāds ir nepieciešamais trauksmes signāla izvades kontakta tips?	R/W	0: Parasti atvērts 1: Parasti aizvērts		
9.I	[C-0A]	--		0		
9.I	[C-0B]	--		0		
9.I	[C-0C]	--		0		
9.I	[C-0D]	--		0		
9.I	[C-0E]	--		0		

⁽¹⁾ Noklusētās vērtības parādītas **treknrakstā**.

Navigācija	Kods	Iestatījuma nosaukums	R/W	Diapazons / solis / noklusētā vērtība ⁽¹⁾	Mainīts uz	Mainītā vērtība
9.I	[D-02]	Kāda tipa MKŪ sūknis ir uzstādīts?	R/W	0: Nav MKŪ sūkņa 1: Tūlītēja karstā ūdens padeve 2: Dezinfekcija 3: Cirkulācija 4: Cirkulācija un dezinfekcija		
9.I	[D-03]	Izplūstošā ūdens temperatūras kompensācija ap 0°C.	R/W	0: Nē 1: palielinājums 2°C, intervāls 4°C 2: palielinājums 4°C, intervāls 4°C 3: palielinājums 2°C, intervāls 8°C 4: palielinājums 4°C, intervāls 8°C		
9.I	[D-04]	--		0		
9.I	[D-05]	--		1		
9.I	[D-08]	--		0		
9.I	[D-0A]	--		0		
9.I	[D-0B]	--		2		
9.I	[D-0C]	--		0		
9.I	[D-0D]	--		0		
9.I	[D-0E]	--		0		
9.I	[E-00]	Kāda tipa iekārta ir uzstādīta?	R/O	0~5 0: LT dalītā		
9.I	[E-01]	Kāda tipa kompresors ir uzstādīts?	R/O	0		
9.I	[E-02]	Kāds ir iekšējo iekārtas programmatūras tips?	R/W	0: Reversīvs 1: Tikai sildīšana		
9.I	[E-03]	Kāds ir rezerves sildītāja soļu skaits?	R/W	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.I	[E-04]	Vai āra iekārtai ir pieejama enerģijas taupīšanas funkcija?	R/O	0: Nē 1: Jā		
9.I	[E-05]	Vai sistēma var sagatavot karsto ūdeni?	R/O	1: Jā		
9.I	[E-06]	Vai sistēmā ir uzstādīta MKŪ tvertne?	R/O	0: Nē 1: Jā		
9.I	[E-07]	Kāda veida MKŪ tvertne ir uzstādīta?	R/O	Iebūvētais		
9.I	[E-08]	Enerģijas taupīšanas funkcija āra iekārtai.	R/W	0: Atspējots 1: Iespējots		
9.I	[E-09]	--		1		
9.I	[E-0A]	Tvertnes tilpums	R/O	180 (*3) 230 (*4)		
9.I	[E-0B]	Vai ir uzstādīts divu zonu komplekss?	R/W	0: Nav uzstādīts 1: - 2: Divu zonu komplekss uzstādīts		
9.I	[E-0C]	Kāda veida divu zonu sistēma ir uzstādīta?	R/W	0: Bez hidrauliskā atdalītāja/bez tiešā sūkņa 1: Ar hidraulisko atdalītāju/bez tiešā sūkņa 2: Ar hidraulisko atdalītāju/ar tiešo sūkni		
9.I	[E-0D]	Vai sistēmā ir glikols?	R/O	0: Nē 1: Jā		
9.I	[E-0E]	--		0		

⁽¹⁾ Noklusētās vērtības parādītas **treknrakstā**.

Navīgācija	Kods	Iestatījuma nosaukums	R/W	Diapazons / solis / noklusētā vērtība ⁽¹⁾	Mainīts uz	Mainītā vērtība
9.I	[F-00]	Sūkņa darbība atļauta ārpus diapazona.	R/W	0: Ierobežots 1: Atļauts		
9.I	[F-01]	Virs kādas āra temperatūras ir atļauta dzesēšana?	R/W	10~35°C, solis: 1°C 20°C		
9.I	[F-02]	--		3~10°C, solis: 1°C 3°C		
9.I	[F-03]	--		2~5°C, solis: 1°C 5°C		
9.I	[F-04]	--		0		
9.I	[F-05]	--		0		
9.I	[F-06]	--		0		
9.I	[F-07]	--		0		
9.I	[F-08]	--		0		
9.I	[F-09]	Sūkņa darbība anormālas plūsmas laikā.	R/W	0: Atspējots 1: Iespējots		
9.I	[F-0A]	--		0		
9.I	[F-0B]	--		0		
9.I	[F-0C]	--		1		
9.I	[F-0D]	Kāds ir sūkņa darbības režīms?	R/W	0: Nepārtraukts 1: Pēc parauga 2: Pēc pieprasījuma		
9.I	[F-0E]	--	R/W	20		
Divu zonu komplekta iestatījumi						
9.P.1	[E-0B]	Divu zonu komplekts uzstādīts	R/W	0: Nav uzstādīts 1: - 2: Divu zonu komplekts uzstādīts		
9.P.2	[E-0C]	Divu zonu sistēmas veids	R/W	0: Bez hidrauliskā atdalītāja/bez tiešā sūkņa 1: Ar hidraulisko atdalītāju/bez tiešā sūkņa 2: Ar hidraulisko atdalītāju/ar tiešo sūkni		
9.P.4	[7-0B]	Galvenās zonas sūkņa fiksētais PWM	R/W	20~95%, solis: 5% 95%		
9.P.5	[7-0C]	Jaucējvārsta pagriešanas laiks	R/W	20~300 sek., solis: 5 sek. 125 sek.		
9.S	[2-07]	Sekundārais sūknis	R/W	0: Nē 1: Jā		

⁽¹⁾ Noklusētās vērtības parādītas **treknrakstā**.

