

Таблиця місцевих налаштувань

Застосовні внутрішні блоки

EKHWET90BAV3
EKHWET(U)120BAV3

Примітки

(*1) EKHWET90+120
(*2) EKHWETU120

Таблиця місцевих налаштувань					Задано установником замість значення за замовчуванням	
Навігація	Місцевий код	Назва настройки	Діапазон, крок	Значення за замовчуванням	Дата	Значення
Бак						
5.2	[6-0A]	Уставка комфорту	R/W	30~[6-0E]°C, крок: 1°C 50°C		
5.3	[6-0B]	Задане значення економного режиму	R/W	30~хв.(50, [6-0E])°C, крок: 1°C 45°C		
5.4	[6-0C]	Задане значення повторного нагріву	R/W	30~хв.(50, [6-0E])°C, крок: 1°C 45°C		
5.6	[6-0D]	Режим нагріву	R/W	0: Тільки повторний нагрів 1: Повторний нагрів + розклад 2: Тільки розклад		
Дезінфекція						
5.7.1	[2-01]	Активация	R/W	0: Ні 1: Так		
5.7.2	[2-00]	День роботи	R/W	0: Щодня 1: Понеділок 2: Вівторок 3: Середа 4: Четвер 5: П'ятниця 6: Субота 7: Неділя		
5.7.3	[2-02]	Час початку	R/W	0~23 год., крок: 1 год 1		
5.7.4	[2-03]	Уставка бака	R/W	55-макс.(55, 6-0E)~75°C, крок: 1°C (*1) 55-макс.(55, 6-0E)~70°C, крок: 1°C (*2) 70°C		
5.7.5	[2-04]	Тривалість	R/W	5~60 хв., крок: 5 хв. 10 хв.		
Бак						
5.8	[6-0E]	Максимум	R/W	40~75°C, крок: 1°C (*1) 40~70°C, крок: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)		
5.9	[6-00]	Гістерезис	R/W	2~20°C, крок: 1°C 6°C		
5.A	[6-08]	Гістерезис	R/W	2~20°C, крок: 1°C 10°C		
5.B		Режим уставки	R/W	0: Фіксований 1: Залежить від погоди		
Крива метеозалежності						
5.C	[0-0B]	Установка значення температури води для високої температури оточуючого середовища для графіка метеозалежності гарячої води для побутових потреб.	R/W	35~[6-0E]°C, крок: 1°C 43°C		
5.C	[0-0C]	Установка значення температури води для низької температури оточуючого середовища для графіка метеозалежності гарячої води для побутових потреб.	R/W	45~[6-0E]°C, крок: 1°C 50°C		
5.C	[0-0D]	Висока температура оточуючого середовища для графіка метеозалежності гарячої води побутового призначення.	R/W	10~25°C, крок: 1°C 25°C		
5.C	[0-0E]	Низька температура оточуючого середовища для графіка метеозалежності гарячої води побутового призначення.	R/W	-40~5°C, крок: 1°C -15°C		
Бак						
5.D	[6-01]	Інтервал	R/W	0~10°C, крок: 1°C 2°C		
5.F	[A-00]	Пріоритетний розклад	R/W	0: ГАРЯЧА ВОДА ДЛЯ ПОБУТОВИХ ПОТРЕБ 1: Кондиціювання повітря		
5.G	[A-01]	Режим роботи	R/W	0: Ефективний 1: Швидкий		
5.H	[8-03]	Таймер швидкого режиму	R/W	Турбо: 10 хв Нормальний: 20 хв Економний: 30 хв		
Настройки користувача						
Тихий						
7.4.1		Режим	R/W	0: ВИМК. 1: Ручний 2: Автоматичний		
7.4.3		Рівень	R/W	0: Тихий 1: Тихіший 2: Максимально тихий		
Настройки установника						
Майстер конфігурування						
Система						
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Гаряча вода побутового призначення	R/O	Вбудований		
9.1.3.4	[4-06]	Аварійна ситуація	R/W	0: Ручний 1: Автоматичний		
9.1.3.7	[6-02]	Продуктивність допоміжного нагрівача	R/W	0~10 кВт, крок: 0,2 кВт 1,2 кВт		
Бак						
9.1.B.1	[6-0D]	Режим нагріву	R/W	0: Тільки повторний нагрів 1: Повторний нагрів + розклад 2: Тільки розклад		
9.1.B.2	[6-0A]	Уставка комфорту	R/W	30~[6-0E]°C, крок: 1°C 50°C		
9.1.B.3	[6-0B]	Задане значення економного режиму	R/W	30~хв.(50, [6-0E])°C, крок: 1°C 45°C		

Таблиця місцевих налаштувань						Задано установником замість значення за замовчуванням	
Навігація	Місцевий код	Назва настройки	Діапазон, крок	Значення за замовчуванням	Дата	Значення	
9.1.B.4	[6-0C]	Задане значення повторного нагріву	R/W	30~хв. (50, [6-0E])°C, крок: 1°C 45°C			
9.1.B.6	[6-08]	Гістерезис повторного нагріву	R/W	2~20°C, крок: 1°C 10°C			
Допоміжний нагрівач							
9.4.1	[6-02]	Потужність	R/W	0~10 кВт, крок: 0,2 кВт 1,2 кВт			
9.4.3	[8-03]	Таймер швидкого режиму	R/W	5~95 хв., крок: 5 хв. 20 хв.			
9.4.4	[4-03]	Робота	R/W	0: Заборонено 1: Дозволено 2: Сумісно 3: Компресор вимк.			
Аварійна ситуація							
9.5.1	[4-06]	Аварійна ситуація	R/W	0: Ручний 1: Автоматичний			
Управління споживанням енергії							
9.9.1	[4-08]	Управління споживанням енергії	R/W	0: Без обмежень 1: Безперервний			
9.9.2	[4-09]	Тип	R/W	0: Струм 1: Потужність			
9.9.3	[5-05]	Ліміт	R/W	12~50 А, крок: 1 А 12 А			
9.9.8	[5-09]	Ліміт	R/W	3~20 кВт, крок: 0,5 кВт 3 кВт			
9.9.D	[4-01]	Пріоритетний нагрівальний пристрій	R/O	0: Немає 1: ДОПОМІЖНИЙ НАГРІВАЧ 2: Резервний нагрівач			
Датчики							
9.B.3	[1-0A]	Усереднений час	R/W	0: Без усереднення 1: 12 год. 2: 24 год. 3: 48 год. 4: 72 год.			
Настройки установника							
9.E	[3-00]	Автоматичний перезапуск	R/W	0: Ні 1: Так			
9.F	[E-08]	Функція заощадж. електроенергії	R/W	0: Вимкнено 1: Увімкнено			
9.G		Відключити функції захисту	R/W	0: Ні 1: Так			
Настройки огляду							
9.I	[0-0B]	Установка значення температури води для високої температури оточуючого середовища для графіка метеозалежності гарячої води для побутових потреб.	R/W	35~[6-0E]°C, крок: 1°C 43°C			
9.I	[0-0C]	Установка значення температури води для низької температури оточуючого середовища для графіка метеозалежності гарячої води для побутових потреб.	R/W	45~[6-0E]°C, крок: 1°C 50°C			
9.I	[0-0D]	Висока температура оточуючого середовища для графіка метеозалежності гарячої води побутового призначення.	R/W	10~25°C, крок: 1°C 25°C			
9.I	[0-0E]	Низька температура оточуючого середовища для графіка метеозалежності гарячої води побутового призначення.	R/W	-40~5°C, крок: 1°C -15°C			
9.I	[1-0A]	Який усереднений час зовнішньої температури?	R/W	0: Без усереднення 1: 12 год. 2: 24 год. 3: 48 год. 4: 72 год.			
9.I	[2-00]	Коли потрібно виконати функцію дезінфекції?	R/W	0: Щодня 1: Понеділок 2: Вівторок 3: Середа 4: Четвер 5: П'ятниця 6: Субота 7: Неділя			
9.I	[2-01]	Чи потрібно виконати функцію дезінфекції?	R/W	0: Ні 1: Так			
9.I	[2-02]	Коли повинна розпочатися функція дезінфекції?	R/W	0~23 год., крок: 1 год 1			
9.I	[2-03]	Яка цільова температура дезінфекції?	R/W	55~макс.(55, 6-0E), крок: 1°C 70°C			
9.I	[2-04]	Як довго потрібно підтримувати температуру в баку?	R/W	5~60 хв., крок: 5 хв. 10 хв.			
9.I	[3-00]	Чи дозволений автозапуск агрегату?	R/W	0: Ні 1: Так			
9.I	[4-01]	Який електричний нагрівальний пристрій має пріоритет?	R/O	0: Немає 1: ДОПОМІЖНИЙ НАГРІВАЧ 2: Резервний нагрівач			
9.I	[4-03]	Дозвіл на роботу допоміжного нагрівача.	R/W	0: Заборонено 1: Дозволено 2: Сумісно 3: Компресор вимк.			
9.I	[4-06]	Аварійна ситуація	R/W	0: Ручний 1: Автоматичний			
9.I	[4-08]	Який режим обмеження потужності потрібний у системі?	R/W	0: Без обмежень 1: Безперервний			
9.I	[4-09]	Який тип обмеження потужності потрібний у системі?	R/W	0: Струм 1: Потужність			
9.I	[5-05]	Який запитаний ліміт для DI1?	R/W	12~50 А, крок: 1 А 12 А			

(*1) EKHWE90+120

(*2) EKHWE120

Таблиця місцевих налаштувань					Задано установником замість значення за замовчуванням	
Навігація	Місцевий код	Назва настройки	Діапазон, крок	Значення за замовчуванням	Дата	Значення
9.I	[5-09]	Який запитаний ліміт для DI1?	R/W	3~20 кВт, крок: 0,5 кВт 3 кВт		
9.I	[6-00]	Різниця температур, яка визначає температуру ВВІМКНЕННЯ теплового насоса.	R/W	2~20°C, крок: 1°C 6°C		
9.I	[6-01]	Різниця температур, яка визначає температуру ВІМКНЕННЯ теплового насоса.	R/W	0~10°C, крок: 1°C 2°C		
9.I	[6-02]	Яка потужність допоміжного нагрівача?	R/W	0~10 кВт, крок: 0,2 кВт 1,2 кВт		
9.I	[6-08]	Який гістерезис використовується в режимі повторного нагріву?	R/W	2~20°C, крок: 1°C 10°C		
9.I	[6-0A]	Яка потрібна комфортна температура зберігання?	R/W	30~[6-0E]°C, крок: 1°C 50°C		
9.I	[6-0B]	Яка потрібна екологічна температура зберігання?	R/W	30~хв.(50, [6-0E])°C, крок: 1°C 45°C		
9.I	[6-0C]	Яка потрібна температура повторного нагріву?	R/W	30~хв.(50, [6-0E])°C, крок: 1°C 45°C		
9.I	[6-0D]	Який потрібний режим вироблення гарячої води побутового призначення?	R/W	0: Тільки повторний нагрів 1: Повторний нагрів + розклад 2: Тільки розклад		
9.I	[6-0E]	Яке максимальне задане значення температури ГВПП?	R/W	40~75°C, крок: 1°C (*1) 40~70°C, крок: 1°C (*2) 75°C (*1) 70°C (*2)		
9.I	[7-00]	Температура перегріву допоміжного нагрівача гарячої води для побутових потреб.	R/W	0~4°C, крок: 1°C 0°C		
9.I	[7-01]	Гістерезис допоміжного нагрівача гарячої води для побутових потреб.	R/W	2~40°C, крок: 1°C 2°C		
9.I	[8-03]	Час затримки допоміжного нагрівача (або таймер швидкого режиму).	R/W	5~95 хв., крок: 5 хв. 20 хв.		
9.I	[A-00]	Якому режиму роботи внутрішнього блока надає пріоритет зовнішній блок?	R/W	0: ГАРЯЧА ВОДА ДЛЯ ПОБУТОВИХ ПОТРЕБ 1: Кондиціонування повітря		
9.I	[A-01]	Який режим роботи використовується для виробництва гарячої води для побутових потреб?	R/W	0: Ефективний 1: Швидкий		
9.I	[A-02]	--		1		
9.I	[A-03]	--		0		
9.I	[A-04]	--		0		
9.I	[B-00]	--		0		
9.I	[B-01]	--		0		
9.I	[B-02]	--		0		
9.I	[B-03]	--		0		
9.I	[B-04]	--		0		
9.I	[E-00]	Який тип агрегату встановлено?	R/O	0~5 4: ТЕПЛ. НАС. ГВПП		
9.I	[E-01]	Який тип компресора встановлено?	R/O	0		
9.I	[E-02]	Яке ПЗ внутрішнього блока?	R/O	1: Тільки нагрів		
9.I	[E-04]	Чи є в зовнішньому блоці функція заощадження електроенергії?	R/O	0: Ні 1: Так		
9.I	[E-05]	Чи можна використовувати систему для гарячого водопостачання?	R/W	0: Ні 1: Так		
9.I	[E-06]	Чи встановлений в системі бак гарячої води побутового призначення?	R/O	0: Ні 1: Так		
9.I	[E-07]	Бак гарячої води побутового призначення якого типу встановлений?	R/O	0~8 0: ЕКНВ, малий об'єм 1: Вбудований 2: Бак з допоміжним нагрівачем 3: ЕКНВ, великий об'єм 5: ЕКНВР 7: Сторонній бак, малий змійовик 8: Сторонній бак, великий змійовик		
9.I	[E-08]	Функція заощадження електроенергії для зовнішнього блока.	R/W	0: Вимкнено 1: Увімкнено		
9.I	[F-0A]	--		0		