


Tabela e cilësimeve të fushave

X Series - Depozitë (180l/230l)



CHVX07S18A▲4V▼
CHVX07S23A▲4V▼

CHVX07S18A▲9W▼
CHVX07S23A▲9W▼

▲= A, B, C, ..., Z
▼= , , 1, 2, 3, ..., 9

Tabela e cilësimeve të fushave

Njësitë e brendshme të zbatueshme

CHVX07S18A ▲ 4V ▼

CHVX07S23A ▲ 4V ▼

CHVX07S18A ▲ 9W ▼

CHVX07S23A ▲ 9W ▼

Shënime

(*1) *4V*

(*2) *9W*

(*3) *18*

(*4) *23*

▲ = A, B, C, ..., Z

▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

4P855577-1 – 2026.09

Shtegu i navigimit	Kodi	Emri i cilësisimit	R/W	Diapazoni / hapi / vlera e parazgjedhur ⁽¹⁾	Ndryshuar më	Vlera e ndryshuar
Brenda						
└	Antifrost					
1.4.1	[2-06]	Mbrojtja e dhomës nga ngrirja	R/W	0: Çaktivizuar 1: Aktiv		
1.4.2	[2-05]	Temperatura e mbrojtjes së dhomës nga ngrirja	R/W	4~16°C, hapi: 1°C 8°C		
└	Diapazoni i vlerës së caktuar					
1.5.1	[3-07]	Minimumi i ngrohjes	R/W	12~18°C, hapi: 1°C 12°C		
1.5.2	[3-06]	Maksimumi i ngrohjes	R/W	18~30°C, hapi: 1°C 30°C		
1.5.3	[3-09]	Minimumi i ftohjes	R/W	15~25°C, hapi: 1°C 15°C		
1.5.4	[3-08]	Maksimumi i ftohjes	R/W	25~35°C, hapi: 1°C 35°C		
Dhoma (vazhdim)						
1.6	[2-09]	Korrigjimi i sensorit të dhomës	R/W	-5~5°C, hapi: 0,5°C 0°C		
1.7	[2-0A]	Korrigjimi i sensorit të dhomës	R/W	-5~5°C, hapi: 0,5°C 0°C		
Zona kryesore						
2.4		Modaliteti i vlerës së përcaktuar		0: Fikse 1: Ngrohje në varësi të kushteve atmosferike, ftohje fikse 2: Në varësi të kushteve atmosferike		
└	Kurba e ngrohjes në varësi të kushteve atmosferike					
2.5	[1-00]	Temperatura e ulët e ambientit për kurbën e ngrohjes së temperaturës së ujit në dalje në zonën kryesore, në varësi të kushteve atmosferike.	R/W	-40~5°C, hapi: 1°C -10°C		
2.5	[1-01]	Temperatura e lartë e ambientit për kurbën e ngrohjes së temperaturës së ujit në dalje në zonën kryesore, në varësi të kushteve atmosferike.	R/W	10~25°C, hapi: 1°C 15°C		
2.5	[1-02]	Vlera e temperaturës së ujit në dalje për temperaturë të ulët të ambientit, për kurbën e ngrohjes së temperaturës së ujit në dalje në zonën kryesore, në varësi të kushteve atmosferike.	R/W	[9-01]~[9-00], hapi: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
2.5	[1-03]	Vlera e temperaturës së ujit në dalje për temperaturë të lartë të ambientit, për kurbën e ngrohjes së temperaturës së ujit në dalje në zonën kryesore, në varësi të kushteve atmosferike.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, hapi: 1°C 25°C		
└	Kurba e ftohjes në varësi të kushteve atmosferike					
2.6	[1-06]	Temperatura e ulët e ambientit për kurbën e ftohjes së temperaturës së ujit në dalje në zonën kryesore, në varësi të kushteve atmosferike.	R/W	10~25°C, hapi: 1°C 20°C		
2.6	[1-07]	Temperatura e lartë e ambientit për kurbën e ftohjes së temperaturës së ujit në dalje në zonën kryesore, në varësi të kushteve atmosferike.	R/W	25~43°C, hapi: 1°C 35°C		
2.6	[1-08]	Vlera e temperaturës së ujit në dalje për temperaturë të ulët të ambientit, për kurbën e ftohjes së temperaturës së ujit në dalje në zonën kryesore, në varësi të kushteve atmosferike.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, hapi: 1°C 22°C		
2.6	[1-09]	Vlera e temperaturës së ujit në dalje për temperaturë të lartë të ambientit, për kurbën e ftohjes së temperaturës së ujit në dalje në zonën kryesore, në varësi të kushteve atmosferike.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, hapi: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
Zona kryesore						
2.7	[2-0C]	Lloji i elementit emetues	R/W	0: Ngrohje nën dysheme 1: Njësi ventilokonvektori 2: Radiator		
└	Diapazoni i vlerës së caktuar					
2.8.1	[9-01]	Minimumi i ngrohjes	R/W	15~37°C, hapi: 1°C 25°C		

⁽¹⁾ Vlerat e parazgjedhura shfaqen me shkronja të trasha.

Shtegu i navigimit	Kodi	Emri i cilësimit	R/W	Diapazoni / hapi / vlera e parazgjedhur ⁽¹⁾	Ndryshuar më	Vlera e ndryshuar
2.8.2	[9-00]	Maksimumi i ngrohjes	R/W	[2-0C]=2: 37~70, hapi: 1°C 70°C [2-0C]≠2: 37~55, hapi: 1°C 55°C		
2.8.3	[9-03]	Minimumi i ftohjes	R/O	5~18°C, hapi: 1°C 18°C		
2.8.4	[9-02]	Maksimumi i ftohjes	R/W	18~22°C, hapi: 1°C 22°C		
Zona kryesore						
2.9	[C-07]	Kontrolli	R/W	0: Kontrolli i temperaturës së ujit në dalje 1: Kontrolli me termostad të jashtëm të dhomës 2: Kontrolli me termostad dhomë		
2.A	[C-05]	Lloji i termostadit	R/W	0: Kërkesat nga ndërfaqja MMI (përfshirë logjikën e shpejtë) 1: 1 kontakt 2: 2 kontakte		
Diferenca e temperaturës						
2.B.1	[1-0B]	Diferenca e temperaturës për ngrohjen	R/W	[2-0C]≠2 (Radiator): 3~12°C, hapi: 1°C 5°C [2-0C]=2 (Radiator): 10°C		
2.B.2	[1-0D]	Diferenca e temperaturës për ftohjen	R/W	3~10°C, hapi: 1°C 5°C		
Modulimi						
2.C.1	[8-05]	Modulimi	R/W	0: Jo 1: Po		
2.C.2	[8-06]	Modulimi maksimal	R/W	0~10°C, hapi: 1°C 5°C		
Ngrohja / ftohja e ambienteve						
Diapazoni i funksionimit						
4.3.1	[4-02]	Temperatura e çaktivizimit të ngrohjes së ambienteve	R/W	14~35°C, hapi: 1°C 25°C		
4.3.2	[F-01]	Temperatura e çaktivizimit të ftohjes së ambienteve	R/W	10~35°C, hapi: 1°C 20°C		
Ngrohja / ftohja e ambienteve (vazhdim)						
4.5	[F-0D]	Modaliteti i funksionimit të pompës	R/W	0: I vazhdueshëm 1: Me kampionim 2: Sipas kërkesës		
4.6	[E-02]	Lloji i njësisë	R/W	0: Me funksion të kthyeshëm 1: Vetëm ngrohje		
4.7	[9-0D]	Kufizimi i shpejtësisë së pompës	R/W	0~8, hapi: 1 0: Pa kufizim 1~4: 90~60% e shpejtësisë së pompës 5~8: 90~60% e shpejtësisë së pompës gjatë kampionimit 6 80% e shpejtësisë së pompës gjatë kampionimit		
4.9	[F-00]	Funksionimi i pompës jashtë diapazonit	R/W	0: I kufizuar 1: Lejohet		
4.A	[D-03]	Rritja rreth 0°C	R/W	0: Jo 1: rritje me 2°C, intervali 4°C 2: rritje me 4°C, intervali 4°C 3: rritje me 2°C, intervali 8°C 4: rritje me 4°C, intervali 8°C		
4.B	[9-04]	Tejkalimi i temperaturës së përcaktuar	R/W	1~4°C, hapi: 1°C 2°C		
4.C	[2-06]	Mbrojtja e dhomës nga ngrirja	R/W	0: Çaktivizuar 1: Aktiv		
Depozita						
5.2	[6-0A]	Vlera e përcaktuar për komfort	R/W	30~[6-0E]°C, hapi: 1°C 60°C		

⁽¹⁾ Vlerat e parazgjedhura shfaqen me shkronja të trasha.

Shtegu i navigimit	Kodi	Emri i cilësimit	R/W	Diapazoni / hapi / vlera e parazgjedhur ⁽¹⁾	Ndryshuar më	Vlera e ndryshuar
5.3	[6-0B]	Vlera e përcaktuar për kursim energjie	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, hapi: 1°C 45°C		
5.4	[6-0C]	Vlera e përcaktuar për ringrohje	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, hapi: 1°C 45°C		
5.6	[6-0D]	Modaliteti i ngrohjes	R/W	0: Vetëm ringrohje 1: Ringrohje + programim 2: Vetëm sipas programimit		
Dezinfektimi						
5.7.1	[2-01]	Aktivizimi	R/W	0: Jo 1: Po		
5.7.2	[2-00]	Dita e funksionimit	R/W	0: Çdo ditë 1: E hënë 2: E martë 3: E mërkurë 4: E enjte 5: E premte 6: E shtunë 7: E diel		
5.7.3	[2-02]	Ora e fillimit	R/W	0~23 orë, hapi: 1 orë 1		
5.7.4	[2-03]	Vlera e përcaktuar e temperaturës së depozitës	R/W	60°C		
5.7.5	[2-04]	Kohëzgjatja	R/W	40~60 min, hapi: 5 min 40 min		
Depozita (vazhdim)						
5.8	[6-0E]	Maksimumi	R/W	40~65°C, hapi: 1°C 65°C		
5.9	[6-00]	Histereza	R/W	2~40°C, hapi: 1°C 8°C		
5.A	[6-08]	Histereza	R/W	2~20°C, hapi: 1°C 10°C		
5.B		Modaliteti i vlerës së përcaktuar	R/W	0: Fikse 1: Në varësi të kushteve atmosferike		
Kurba në varësi të kushteve atmosferike						
5.C	[0-0B]	Vlera e temperaturës së ujit në dalje për temperaturë të lartë të ambientit, për kurbën e ujit të ngrohtë sanitar në varësi të kushteve atmosferike.	R/W	35~[6-0E]°C, hapi: 1°C 55°C		
5.C	[0-0C]	Vlera e temperaturës së ujit në dalje për temperaturë të ulët të ambientit, për kurbën e ujit të ngrohtë sanitar në varësi të kushteve atmosferike.	R/W	45~[6-0E]°C, hapi: 1°C 60°C		
5.C	[0-0D]	Temperatura e lartë e ambientit për kurbën e ujit të ngrohtë sanitar në varësi të kushteve atmosferike.	R/W	10~25°C, hapi: 1°C 15°C		
5.C	[0-0E]	Temperatura e ulët e ambientit për kurbën e ujit të ngrohtë sanitar në varësi të kushteve atmosferike.	R/W	-40~5°C, hapi: 1°C -10°C		
Depozita (vazhdim)						
5.D	[6-01]	Marzhi	R/W	0~10°C, hapi: 1°C 0°C		
5.F		Programi i prioritetit	R/W	DHW Kondicionimi i ajrit		
5.G	[A-01]	Modaliteti	R/W	0: Efikas 1: I shpejtë		
5.H	[8-03]	Kohëmatësi i modalitetit Quick	R/W	Turbo Normal Ekonomik		
Cilësimet e përdoruesit						
I qetë						
7.4.1		Aktivizimi	R/W	0: JOAKTIV 1: Manual 2: Automatik		
7.4.3		Niveli	R/W	0: I qetë (cilësimi i paracaktuar nuk mbështetet në këtë model) 1: Më i qetë 2: Maksimalisht i qetë		

⁽¹⁾ Vlerat e parazgjedhura shfaqen me shkronja të trasha.

Shtegu i navigimit	Kodi	Emri i cilësimit	R/W	Diapazoni / hapi / vlera e parazgjedhur ⁽¹⁾	Ndryshuar më	Vlera e ndryshuar
Cilësimet për instaluesin						
└	Ndihmuesi i konfigurimit					
	└	Sistemi				
9.1.3.2	[E-03]	Lloji i ngrohësit rezervë	R/O	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Uji i ngrohtë sanitar	R/O	I integruar		
9.1.3.4	[4-06]	Emergjencia	R/W	0: Manual 1: Automatic(normal SH/DHW ON) 2: Auto red SH/DHW ON 3: Auto red SH/DHW OFF 4: SH ON/DHW OFF		
9.1.3.6	[E-0D]	Sistem i mbushur me glikol	R/O	0: Jo 1: Po		
	└	Rezistenca mbështetëse				
9.1.4.1	[5-0D]	Tensioni	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.1.4.2	[4-0A]	Konfigurimi	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 në emergjencë		
9.1.4.3	[6-03]	Kapaciteti i fazës 1	R/W	0~31,5 kW, hapi: 0,5 kW 1,5kW (*1) 3kW (*2)		
9.1.4.4	[6-04]	Kapaciteti shtesë i fazës 2	R/W	0~31,5 kW, hapi: 0,5 kW 3kW (*1) 6kW (*2)		
	└	Zona kryesore				
9.1.5.1	[2-0C]	Lloji i elementit emetues	R/W	0: Ngrohje nën dysheme 1: Njësi ventilokonvektori 2: Radiator		
9.1.5.2	[C-07]	Kontrolli	R/W	0: Kontrolli i temperaturës së ujit në dalje 1: Kontrolli me termostate të jashtëm të dhomës 2: Kontrolli me termostate dhome		
9.1.5.3		Modaliteti i vlerës së përcaktuar	R/W	0: Fikse 1: Ngrohje në varësi të kushteve atmosferike, ftohje fikse 2: Në varësi të kushteve atmosferike		
9.1.5.4		Programi	R/W	0: Jo 1: Po		
9.1.5.5		Lloji i kurbës në varësi të kushteve atmosferike	R/W	0: Me 2 pika 1: Pjerrësi-korrigjim		
9.1.6	[1-00]	Temperatura e ulët e ambientit për kurbën e ngrohjes së temperaturës së ujit në dalje në zonën kryesore, në varësi të kushteve atmosferike.	R/W	-40~5°C, hapi: 1°C -10°C		
9.1.6	[1-01]	Temperatura e lartë e ambientit për kurbën e ngrohjes së temperaturës së ujit në dalje në zonën kryesore, në varësi të kushteve atmosferike.	R/W	10~25°C, hapi: 1°C 15°C		
9.1.6	[1-02]	Vlera e temperaturës së ujit në dalje për temperaturë të ulët të ambientit, për kurbën e ngrohjes së temperaturës së ujit në dalje në zonën kryesore, në varësi të kushteve atmosferike.	R/W	[9-01]~[9-00], hapi: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
9.1.6	[1-03]	Vlera e temperaturës së ujit në dalje për temperaturë të lartë të ambientit, për kurbën e ngrohjes së temperaturës së ujit në dalje në zonën kryesore, në varësi të kushteve atmosferike.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, hapi: 1°C 25°C		
9.1.7	[1-06]	Temperatura e ulët e ambientit për kurbën e ftohjes së temperaturës së ujit në dalje në zonën kryesore, në varësi të kushteve atmosferike.	R/W	10~25°C, hapi: 1°C 20°C		
9.1.7	[1-07]	Temperatura e lartë e ambientit për kurbën e ftohjes së temperaturës së ujit në dalje në zonën kryesore, në varësi të kushteve atmosferike.	R/W	25~43°C, hapi: 1°C 35°C		
9.1.7	[1-08]	Vlera e temperaturës së ujit në dalje për temperaturë të ulët të ambientit, për kurbën e ftohjes së temperaturës së ujit në dalje në zonën kryesore, në varësi të kushteve atmosferike.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, hapi: 1°C 22°C		

⁽¹⁾ Vlerat e parazgjedhura shfaqen me **shkronja të trasha**.

Shtegu i navigimit	Kodi	Emri i cilësimit	R/W	Diapazoni / hapi / vlera e parazgjedhur ⁽¹⁾	Ndryshuar më	Vlera e ndryshuar
9.1.7	[1-09]	Vlera e temperaturës së ujit në dalje për temperaturë të lartë të ambientit, për kurbën e ftohjes së temperaturës së ujit në dalje në zonën kryesore, në varësi të kushteve atmosferike.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, hapi: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
	└	Depozita				
9.1.B.1	[6-0D]	Modaliteti i ngrohjes	R/W	0: Vetëm ringrohje 1: Ringrohje + programim 2: Vetëm sipas programimit		
9.1.B.2	[6-0A]	Vlera e përcaktuar për komfort	R/W	30~[6-0E]°C, hapi: 1°C 60°C		
9.1.B.3	[6-0B]	Vlera e përcaktuar për kursim energjie	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, hapi: 1°C 45°C		
9.1.B.4	[6-0C]	Vlera e përcaktuar për ringrohje	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, hapi: 1°C 45°C		
9.1.B.6	[6-08]	Histerezia e ringrohjes	R/W	2~20°C, hapi: 1°C 10°C		
	└	Uji i ngrohtë sanitar				
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Uji i ngrohtë sanitar	R/O	I integruar		
9.2.2	[D-02]	Pompa e ujit të ngrohtë sanitar	R/W	0: Pa pompë të ujit të ngrohtë sanitar 1: Ujë i ngrohtë i menjëhershëm 2: Dezinfektimi 3: Qarkullim 4: Qarkullim dhe dezinfektim		
	└	Ngrohësi rezervë				
9.3.1	[E-03]	Lloji i ngrohësit rezervë	R/W	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		
9.3.2	[5-0D]	Tensioni	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.3.3	[4-0A]	Konfigurimi	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 në emergjencë		
9.3.4	[6-03]	Kapaciteti i fazës 1	R/W	0~31,5 kW, hapi: 0,5 kW 1,5kW (*1) 3kW (*2)		
9.3.5	[6-04]	Kapaciteti shtesë i fazës 2	R/W	0~31,5 kW, hapi: 0,5 kW 3kW (*1) 6kW (*2)		
9.3.6	[5-00]	Ekuilibri: Të çaktivizohet ngrohësi rezervë (ose burimi i jashtëm rezervë i nxehtësisë në rastin e një sistemi bivalent) mbi temperaturën e ekuilibrit për ngrohjen e ambienteve?	R/W	0: Jo 1: Po		
9.3.7	[5-01]	Temperatura e ekuilibrit	R/W	-15~35°C, hapi: 1°C 0°C		
9.3.8	[4-00]	Operacioni	R/W	0: Çaktivizuar 1: Aktiv 2: Vetëm ujë i ngrohtë sanitar		
9.3.C	[0-09]	Marrja përsipër e ngrohjes së ambienteve nga ngrohësi gjatë funksionimit të kondicionimit të ajrit	R/W	0: Nuk lejohet 1: Lejohet		
	└	Emergjencia				
9.5.1	[4-06]	Emergjencia	R/W	0: Manual 1: Automatic(normal SH/DHW ON) 2: Auto red SH/DHW ON 3: Auto red SH/DHW OFF 4: SH ON/DHW OFF		
9.5.2	[7-06]	Çaktivizimi i detyruar i kompresorit	R/W	0: Çaktivizuar 1: Aktiv		
	└	Balancimi				
9.6.1	[5-02]	Përparësia e ngrohjes së ambienteve	R/W	0: Çaktivizuar 1: Aktiv		
9.6.2	[5-03]	Temperatura e përparësisë	R/W	-15~35°C, hapi: 1°C 0°C		

⁽¹⁾ Vlerat e parazgjedhura shfaqen me **shkronja të trasha**.

Shtegu i navigimit	Kodi	Emri i cilësimit	R/W	Diapazoni / hapi / vlera e parazgjedhur ⁽¹⁾	Ndryshuar më	Vlera e ndryshuar
9.6.4	[8-02]	Kohëmatësi kundër cikleve të shpeshta	R/W	0~10 orë, hapi: 0,5 orë 0,5 orë		
9.6.5	[8-00]	Kohëmatësi i kohëzgjatjes minimale të funksionimit	R/O	0~20 min, hapi: 1 min 1 min		
9.6.6	[8-01]	Kohëmatësi i kohëzgjatjes maksimale të funksionimit	R/W	5~95 min, hapi: 5 min 30 min		
9.6.7	[8-04]	Kohëmatësi shtesë	R/W	0~95 min, hapi: 5 min 95 min		
Cilësimet e instaluesit (vazhdim)						
9.7	[4-04]	Mbrojtja e tubave të ujit nga ngrirja	R/O	0: Funksionim i vazhdueshëm i pompës 1: Funksionim jo i vazhdueshëm i pompës 2: JOAKTIV		
9.A.1	[D-08]	--		0		
└	Sensorë					
9.B.1	[C-08]	Sensori i jashtëm	R/W	0: Jo 1: Sensori i jashtëm i temperaturës (nuk zbatohet) 2: Sensori i dhomës		
9.B.2	[2-0B]	Korrigjimi i sensorit të jashtëm të temperaturës së ambientit	R/O	-5~5°C, hapi: 0,5°C 0°C		
9.B.3	[1-0A]	Periudha e mesatarizimit	R/W	0: Pa mesatarizim 1: 12 orë 2: 24 orë 3: 48 orë 4: 72 orë		
Cilësimet e instaluesit (vazhdim)						
9.D	[C-09]	Dalja e alarmit	R/W	0: Normalisht e hapur 1: Normalisht e mbyllur		
9.E	[3-00]	Rindezja automatike	R/W	0: Jo 1: Po		
9.F	[E-08]	Funksioni i kursimit të energjisë	R/W	0: Çaktivizuar 1: Aktiv		
9.G		Çaktivizimi i mbrojtjeve	R/W	0: Jo 1: Po		
└	Përmbledhje e cilësimeve të fushave					
9.I	[0-00]	--		25		
9.I	[0-09]	Marrja përsipër e ngrohjes së ambienteve nga ngrohësi gjatë funksionimit të kondicionimit të ajrit	R/W	0: Nuk lejohet 1: Lejohet		
9.I	[0-0B]	Vlera e temperaturës së ujit në dalje për temperaturë të lartë të ambientit, për kurbën e ujit të ngrohtë sanitar në varësi të kushteve atmosferike.	R/W	35~[6-0E]°C, hapi: 1°C 55°C		
9.I	[0-0C]	Vlera e temperaturës së ujit në dalje për temperaturë të ulët të ambientit, për kurbën e ujit të ngrohtë sanitar në varësi të kushteve atmosferike.	R/W	45~[6-0E]°C, hapi: 1°C 60°C		
9.I	[0-0D]	Temperatura e lartë e ambientit për kurbën e ujit të ngrohtë sanitar në varësi të kushteve atmosferike.	R/W	10~25°C, hapi: 1°C 15°C		
9.I	[0-0E]	Temperatura e ulët e ambientit për kurbën e ujit të ngrohtë sanitar në varësi të kushteve atmosferike.	R/W	-40~5°C, hapi: 1°C -10°C		
9.I	[1-00]	Temperatura e ulët e ambientit për kurbën e ngrohjes së temperaturës së ujit në dalje në zonën kryesore, në varësi të kushteve atmosferike.	R/W	-40~5°C, hapi: 1°C -10°C		
9.I	[1-01]	Temperatura e lartë e ambientit për kurbën e ngrohjes së temperaturës së ujit në dalje në zonën kryesore, në varësi të kushteve atmosferike.	R/W	10~25°C, hapi: 1°C 15°C		
9.I	[1-02]	Vlera e temperaturës së ujit në dalje për temperaturë të ulët të ambientit, për kurbën e ngrohjes së temperaturës së ujit në dalje në zonën kryesore, në varësi të kushteve atmosferike.	R/W	[9-01]~[9-00], hapi: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		

⁽¹⁾ Vlerat e parazgjedhura shfaqen me shkronja të trasha.

Shtegu i navigimit	Kodi	Emri i cilësimit	R/W	Diapazoni / hapi / vlera e parazgjedhur ⁽¹⁾	Ndryshuar më	Vlera e ndryshuar
9.I	[1-03]	Vlera e temperaturës së ujit në dalje për temperaturë të lartë të ambientit, për kurbën e ngrohjes së temperaturës së ujit në dalje në zonën kryesore, në varësi të kushteve atmosferike.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, hapi: 1°C 25°C		
9.I	[1-04]	Ftohja në varësi të kushteve atmosferike e zonës kryesore të temperaturës së ujit në dalje.	R/W	0: Çaktivizuar 1: Aktiv		
9.I	[1-06]	Temperatura e ulët e ambientit për kurbën e ftohjes së temperaturës së ujit në dalje në zonën kryesore, në varësi të kushteve atmosferike.	R/W	10~25°C, hapi: 1°C 20°C		
9.I	[1-07]	Temperatura e lartë e ambientit për kurbën e ftohjes së temperaturës së ujit në dalje në zonën kryesore, në varësi të kushteve atmosferike.	R/W	25~43°C, hapi: 1°C 35°C		
9.I	[1-08]	Vlera e temperaturës së ujit në dalje për temperaturë të ulët të ambientit, për kurbën e ftohjes së temperaturës së ujit në dalje në zonën kryesore, në varësi të kushteve atmosferike.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, hapi: 1°C 22°C		
9.I	[1-09]	Vlera e temperaturës së ujit në dalje për temperaturë të lartë të ambientit, për kurbën e ftohjes së temperaturës së ujit në dalje në zonën kryesore, në varësi të kushteve atmosferike.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, hapi: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
9.I	[1-0A]	Sa është periodha e mesatarizimit të temperaturës së jashtme?	R/W	0: Pa mesatarizim 1: 12 orë 2: 24 orë 3: 48 orë 4: 72 orë		
9.I	[1-0B]	Sa është diferenca e dëshiruar e temperaturës gjatë ngrohjes për zonën kryesore?	R/W	[2-0C]≠2 (Radiator): 3~12°C, hapi: 1°C 5°C [2-0C]=2 (Radiator): 10°C		
9.I	[1-0D]	Sa është diferenca e dëshiruar e temperaturës gjatë ftohjes për zonën kryesore?	R/W	3~10°C, hapi: 1°C 5°C		
9.I	[2-00]	Kur duhet të kryhet funksioni i dezinfektimit?	R/W	0: Çdo ditë 1: E hënë 2: E martë 3: E mërkurë 4: E enjte 5: E premte 6: E shtunë 7: E diel		
9.I	[2-01]	A duhet të kryhet funksioni i dezinfektimit?	R/W	0: Jo 1: Po		
9.I	[2-02]	Kur duhet të fillojë funksioni i dezinfektimit?	R/W	0~23 orë, hapi: 1 orë 1		
9.I	[2-03]	Sa është temperatura e synuar e dezinfektimit?	R/W	60°C		
9.I	[2-04]	Për sa kohë duhet të ruhet temperatura e depozitës?	R/W	40~60 min, hapi: 5 min 40 min		
9.I	[2-05]	Temperatura e mbrojtjes së dhomës nga ngrirja	R/W	4~16°C, hapi: 1°C 8°C		
9.I	[2-06]	Mbrojtja e dhomës nga ngrirja	R/W	0: Çaktivizuar 1: Aktiv		
9.I	[2-07]	Pompa dytësore	R/W	0: Jo 1: Po		
9.I	[2-08]	--		0		
9.I	[2-09]	Rregulloni korrigjimin e temperaturës së matur të dhomës	R/W	-5~5°C, hapi: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0A]	Rregulloni korrigjimin e temperaturës së matur të dhomës	R/W	-5~5°C, hapi: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0B]	Sa është korrigjimi i nevojshëm i temperaturës së jashtme të matur?	R/O	-5~5°C, hapi: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0C]	Çfarë lloji elementi emetues është lidhur me zonën kryesore të temperaturës së ujit në dalje?	R/W	0: Ngrohje nën dysheme 1: Njësi ventilokonvektori 2: Radiator		

⁽¹⁾ Vlerat e parazgjedhura shfaqen me **shkronja të trasha**.

Shtegu i navigimit	Kodi	Emri i cilësimit	R/W	Diapazoni / hapi / vlera e parazgjedhur ⁽¹⁾	Ndryshuar më	Vlera e ndryshuar
9.I	[3-00]	A lejohet rinisja automatike e njësisë?	R/W	0: Jo 1: Po		
9.I	[3-01]	--		0		
9.I	[3-02]	--		1		
9.I	[3-03]	--		4		
9.I	[3-04]	--		2		
9.I	[3-05]	--		1		
9.I	[3-06]	Sa është temperatura maksimale e dëshiruar e dhomës gjatë ngrohjes?	R/W	18~30°C, hapi: 1°C 30°C		
9.I	[3-07]	Sa është temperatura minimale e dëshiruar e dhomës gjatë ngrohjes?	R/W	12~18°C, hapi: 1°C 12°C		
9.I	[3-08]	Sa është temperatura maksimale e dëshiruar e dhomës gjatë ftohjes?	R/W	25~35°C, hapi: 1°C 35°C		
9.I	[3-09]	Sa është temperatura minimale e dëshiruar e dhomës gjatë ftohjes?	R/W	15~25°C, hapi: 1°C 15°C		
9.I	[3-0A]	Cili është modeli i pompës?	R/W	0: Modeli i pompës 0 1: Modeli i pompës 1		
9.I	[3-0B]	--		1		
9.I	[3-0D]	Në rast se është instaluar një komplet për dy zona, kundërblokimi i pompës(pompave) të kompletit dhe i valvulës së përzierjes së kompletit	R/W	0: Çaktivizuar 1: Aktiv		
9.I	[3-0E]	--		5		
9.I	[4-00]	Cili është modaliteti i funksionimit të ngrohësit rezervë?	R/W	0: Çaktivizuar 1: Aktiv 2: Vetëm ujë i ngrohtë sanitar		
9.I	[4-02]	Nën cilën temperaturë të jashtme lejohet ngrohja?	R/W	14~35°C, hapi: 1°C 25°C		
9.I	[4-04]	Mbrojtja e tubave të ujit nga ngrirja	R/O	0: Funksionim i vazhdueshëm i pompës 1: Funksionim jo i vazhdueshëm i pompës 2: JOAKTIV		
9.I	[4-05]	--		0		
9.I	[4-06]	Emergjencia	R/W	0: Manual 1: Automatic(normal SH/DHW ON) 2: Auto red SH/DHW ON 3: Auto red SH/DHW OFF 4: SH ON/DHW OFF		
9.I	[4-08]	--		0		
9.I	[4-0A]	Konfigurimi i ngrohësit rezervë	R/W	0: 1 1: 1/1+2 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 në emergjencë		
9.I	[4-0B]	Histereza e kalimit automatik ndërmjet ftohjes dhe ngrohjes.	R/W	1~10°C, hapi: 0,5°C 1°C		
9.I	[4-0D]	Korrigjimi i kalimit automatik ndërmjet ftohjes dhe ngrohjes.	R/W	1~10°C, hapi: 0,5°C 3°C		
9.I	[4-0E]	--		6		
9.I	[5-00]	Ekuilibri: Të çaktivizohet ngrohësi rezervë (ose burimi i jashtëm rezervë i nxehtësisë në rastin e një sistemi bivalent) mbi temperaturën e ekuilibrit për ngrohjen e ambienteve?	R/W	0: Jo 1: Po		

⁽¹⁾ Vlerat e parazgjedhura shfaqen me **shkronja të trasha**.

Shtegu i navigimit	Kodi	Emri i cilësimit	R/W	Diapazoni / hapi / vlera e parazgjedhur ⁽¹⁾	Ndryshuar më	Vlera e ndryshuar
9.1	[5-01]	Sa është temperatura e ekuilibrit për ndërtesën?	R/W	-15~35°C, hapi: 1°C 0°C		
9.1	[5-02]	Përparësia e ngrohjes së ambienteve.	R/W	0: Çaktivizuar 1: Aktiv		
9.1	[5-03]	Temperatura e përparësisë së ngrohjes së ambienteve.	R/W	-15~35°C, hapi: 1°C 0°C		
9.1	[5-04]	--		10		
9.1	[5-0D]	Tensioni i ngrohësit rezervë	R/W	0: 230 V, 1~ (*1) 1: 230 V, 3~ (*1) 2: 400 V, 3~ (*2)		
9.1	[5-0E]	Vonesa e aktivizimit të termostetit të ujit të ngrohtë sanitar nga ngrohësi rezervë	R/W	0: Çaktivizoni 1: Aktivizo (vonesë e ndryshueshme në varësi të pompës së nxehtësisë) 2: Aktivizo (vonesë fikse në varësi të pompës së nxehtësisë)		
9.1	[6-00]	Diferenca e temperaturës që përcakton temperaturën e aktivizimit të pompës së nxehtësisë.	R/W	2~40°C, hapi: 1°C 8°C		
9.1	[6-01]	Diferenca e temperaturës së përcakton temperaturën e fikjes së pompës së nxehtësisë.	R/W	0~10°C, hapi: 1°C 0°C		
9.1	[6-03]	Sa është kapaciteti i fazës 1 të ngrohësit rezervë?	R/W	0~31,5 kW, hapi: 0,5 kW 1,5kW (*1) 3kW (*2)		
9.1	[6-04]	Sa është kapaciteti i fazës 2 të ngrohësit rezervë?	R/W	0~31,5 kW, hapi: 0,5 kW 3 kW (*1) 6kW (*2)		
9.1	[6-07]	--		0		
9.1	[6-08]	Sa është histereza që duhet përdorur në modalitetin e ringrohjes?	R/W	2~20°C, hapi: 1°C 10°C		
9.1	[6-09]	--		0		
9.1	[6-0A]	Sa është temperatura e dëshiruar e ruajtjes për komfort?	R/W	30~[6-0E]°C, hapi: 1°C 60°C		
9.1	[6-0B]	Sa është temperatura e dëshiruar e ruajtjes për kursim energjie?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, hapi: 1°C 45°C		
9.1	[6-0C]	Sa është temperatura e dëshiruar e ringrohjes?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, hapi: 1°C 45°C		
9.1	[6-0D]	Cili është lloji i dëshiruar i prodhimit të ujit të ngrohtë sanitar?	R/W	0: Vetëm ringrohje 1: Ringrohje + programim 2: Vetëm sipas programimit		
9.1	[6-0E]	Sa është vlera maksimale e përcaktuar e temperaturës së ujit të ngrohtë sanitar?	R/W	40~65°C, hapi: 1°C 65°C		
9.1	[7-03]	--		2,5		
9.1	[7-04]	--		0		
9.1	[7-06]	Çaktivizimi i detyruar i kompresorit	R/W	0: Çaktivizuar 1: Aktiv		
9.1	[7-08]	Histereze e ndryshme e ujit të ngrohtë sanitar në varësi të konsumit të ulët/të lartë të ujit të ngrohtë sanitar (zbatohet vetëm për modalitetin "Vetëm ringrohje")	R/W	0: Çaktivizuar 1: Aktiv		
9.1	[7-09]	Sa është shpejtësia minimale e pompës gjatë ngrohjes së ambienteve dhe prodhimit të ujit të ngrohtë sanitar?	R/W	20~95%, hapi: 5% 20%		
9.1	[7-0B]	Modulimi PWM fiks i pompës së zonës kryesore, në rast se është instaluar një komplet me dy zona.	R/W	20~95%, hapi: 5% 95%		
9.1	[7-0C]	Koha që i nevojitet valvulës përzierëse për të kaluar nga njëra anë në tjetrën, në rast se është instaluar një komplet me dy zona.	R/W	20~300 sekonda, hapi: 5 sekonda 125 sekonda		
9.1	[7-0D]	--		4		

⁽¹⁾ Vlerat e parazgjedhura shfaqen me **shkronja të trasha**.

Shtegu i navigimit	Kodi	Emri i cilësimit	R/W	Diapazoni / hapi / vlera e parazgjedhur ⁽¹⁾	Ndryshuar më	Vlera e ndryshuar
9.I	[7-0E]	--		7		
9.I	[8-00]	Koha minimale e funksionimit për prodhimin e ujit të ngrohtë sanitar.	R/O	0~20 min, hapi: 1 min 1 min		
9.I	[8-01]	Koha maksimale e funksionimit për prodhimin e ujit të ngrohtë sanitar.	R/W	5~95 min, hapi: 5 min 30 min		
9.I	[8-02]	Koha kundër cikleve të shpeshta.	R/W	0~10 orë, hapi: 0,5 orë 0,5 orë		
9.I	[8-03]	Kohëmatësi i modalitetit Quick	R/W	Turbo Normal Ekonomik		
9.I	[8-04]	Koha shtesë e funksionimit mbi kohën maksimale të funksionimit.	R/W	0~95 min, hapi: 5 min 95 min		
9.I	[8-05]	A lejohet modulimi i temperaturës së ujit në dalje për të kontrolluar temperaturën e dhomës?	R/W	0: Jo 1: Po		
9.I	[8-06]	Modulimi maksimal i temperaturës së ujit në dalje.	R/W	0~10°C, hapi: 1°C 5°C		
9.I	[8-07]	Sa është temperatura e dëshiruar e ujit në dalje në zonën kryesore për komfort gjatë ftohjes?	R/W	[9-03]~[9-02], hapi: 1°C 18°C		
9.I	[8-08]	Sa është temperatura e dëshiruar e ujit në dalje në zonën kryesore për kursim energjie gjatë ftohjes?	R/W	[9-03]~[9-02], hapi: 1°C 20°C		
9.I	[8-09]	Sa është temperatura e dëshiruar e ujit në dalje në zonën kryesore për komfort gjatë ngrohjes?	R/W	[9-01]~[9-00], hapi: 1°C 35°C		
9.I	[8-0A]	Sa është temperatura e dëshiruar e ujit në dalje në zonën kryesore për kursim energjie gjatë ngrohjes?	R/W	[9-01]~[9-00], hapi: 1°C 33°C		
9.I	[8-0B]	--		13		
9.I	[8-0C]	--		10		
9.I	[8-0D]	--		16		
9.I	[9-00]	Sa është temperatura maksimale e dëshiruar e ujit në dalje në zonën kryesore gjatë ngrohjes?	R/W	[2-0C]=2: 37~70, hapi: 1°C 70°C [2-0C]≠2: 37~55, hapi: 1°C 55°C		
9.I	[9-01]	Sa është temperatura minimale e dëshiruar e ujit në dalje në zonën kryesore gjatë ngrohjes?	R/W	15~37°C, hapi: 1°C 25°C		
9.I	[9-02]	Sa është temperatura maksimale e dëshiruar e ujit në dalje në zonën kryesore gjatë ftohjes?	R/W	18~22°C, hapi: 1°C 22°C		
9.I	[9-03]	Sa është temperatura minimale e dëshiruar e ujit në dalje në zonën kryesore gjatë ftohjes?	R/O	5~18°C, hapi: 1°C 18°C		
9.I	[9-04]	Temperatura e tejkalimit të temperaturës së ujit në dalje.	R/W	1~4°C, hapi: 1°C 2°C		
9.I	[9-09]	Sa është ulja e lejuar e temperaturës nën vlerën e përcaktuar gjatë ftohjes?	R/W	1~18°C, hapi: 1°C 18°C		
9.I	[9-0C]	Histereza e temperaturës së dhomës.	R/W	1~6°C, hapi: 0,5°C 1°C		
9.I	[9-0D]	Kufizimi i shpejtësisë së pompës	R/W	0~8, hapi: 1 0: Pa kufizim 1~4: 90~60% e shpejtësisë së pompës 5~8: 90~60% e shpejtësisë së pompës gjatë kampionimit 6 80% e shpejtësisë së pompës gjatë kampionimit		
9.I	[9-0E]	--		6		

⁽¹⁾ Vlerat e parazgjedhura shfaqen me **shkronja të trasha**.

Shtegu i navigimit	Kodi	Emri i cilësimit	R/W	Diapazoni / hapi / vlera e parazgjedhur ⁽¹⁾	Ndryshuar më	Vlera e ndryshuar
9.I	[C-01]	--		0		
9.I	[C-05]	Cili është lloji i kontaktit të kërkesës nga termostati për zonën kryesore?	R/W	0: Kërkesat nga ndërfaqja MMI (përfshirë logjikën e shpejtë) 1: 1 kontakt 2: 2 kontakte		
9.I	[C-07]	Cila është metoda e kontrollit të njësive gjatë funksionimit për ngrohjen ose ftohjen e ambienteve?	R/W	0: Kontrolli i temperaturës së ujit në dalje 1: Kontrolli me termostat të jashtëm të dhomës 2: Kontrolli me termostat dhome		
9.I	[C-08]	Çfarë lloji sensori të jashtëm është instaluar?	R/W	0: Jo 1: Sensori i jashtëm i temperaturës (nuk zbatohet) 2: Sensori i dhomës		
9.I	[C-09]	Cili është lloji i kërkuar i kontaktit të daljes së alarmit?	R/W	0: Normalisht e hapur 1: Normalisht e mbyllur		
9.I	[C-0A]	--		0		
9.I	[C-0B]	--		0		
9.I	[C-0C]	--		0		
9.I	[C-0D]	--		0		
9.I	[C-0E]	--		0		
9.I	[D-02]	Çfarë lloji pompe të ujit të ngrohtë sanitar është instaluar?	R/W	0: Pa pompë të ujit të ngrohtë sanitar 1: Ujë i ngrohtë i menjëhershëm 2: Dezinfektimi 3: Qarkullim 4: Qarkullim dhe dezinfektim		
9.I	[D-03]	Kompensimi i temperaturës së ujit në dalje rreth 0°C.	R/W	0: Jo 1: rritje me 2°C, intervali 4°C 2: rritje me 4°C, intervali 4°C 3: rritje me 2°C, intervali 8°C 4: rritje me 4°C, intervali 8°C		
9.I	[D-04]	--		0		
9.I	[D-05]	--		1		
9.I	[D-08]	--		0		
9.I	[D-0A]	--		0		
9.I	[D-0B]	--		2		
9.I	[D-0C]	--		0		
9.I	[D-0D]	--		0		
9.I	[D-0E]	--		0		
9.I	[E-00]	Çfarë lloji njësie është instaluar?	R/O	0~5 0: Sistem i ndarë me temperaturë të ulët		
9.I	[E-01]	Çfarë lloji kompresori është instaluar?	R/O	0		
9.I	[E-02]	Cili është lloji i softuerit të njësive së brendshme?	R/W	0: Me funksion të kthyeshëm 1: Vetëm ngrohje		
9.I	[E-03]	Sa faza ka ngrohësi rezervë?	R/W	3: 4V (*1) 4: 9W (*2)		

⁽¹⁾ Vlerat e parazgjedhura shfaqen me shkronja të trasha.

Shtegu i navigimit	Kodi	Emri i cilësimit	R/W	Diapazoni / hapi / vlera e parazgjedhur ⁽¹⁾	Ndryshuar më	Vlera e ndryshuar
9.I	[E-04]	A është i disponueshëm funksioni i kursimit të energjisë në njësinë e jashtme?	R/O	0: Jo 1: Po		
9.I	[E-05]	A mund të prodhojë sistemi ujë të ngrohtë sanitar?	R/O	1: Po		
9.I	[E-06]	A është instaluar një depozitë e ujit të ngrohtë sanitar në sistem?	R/O	0: Jo 1: Po		
9.I	[E-07]	Çfarë lloji depozite të ujit të ngrohtë sanitar është instaluar?	R/O	1 integruar		
9.I	[E-08]	Funksioni i kursimit të energjisë për njësinë e jashtme.	R/W	0: Çaktivizuar 1: Aktiv		
9.I	[E-09]	--		1		
9.I	[E-0A]	Vëllimi i depozitës	R/O	180 (*3) 230 (*4)		
9.I	[E-0B]	A është instaluar një komplet me dy zona?	R/W	0: Nuk është instaluar 1: - 2: Komplet i për dy zona i instaluar		
9.I	[E-0C]	Çfarë lloji sistemi me dy zona është instaluar?	R/W	0: Pa ndarës hidraulik / pa pompë të drejtpërdrejtë 1: Me ndarës hidraulik / pa pompë të drejtpërdrejtë 2: Me ndarës hidraulik / me pompë të drejtpërdrejtë		
9.I	[E-0D]	A ka glikol në sistem?	R/O	0: Jo 1: Po		
9.I	[E-0E]	--		0		
9.I	[F-00]	Funksionimi i pompës lejohet jashtë diapazonit.	R/W	0: I kufizuar 1: Lejohet		
9.I	[F-01]	Mbi cilën temperaturë të jashtme lejohet ftohja?	R/W	10~35°C, hapi: 1°C 20°C		
9.I	[F-02]	--		3~10°C, hapi: 1°C 3°C		
9.I	[F-03]	--		2~5°C, hapi: 1°C 5°C		
9.I	[F-04]	--		0		
9.I	[F-05]	--		0		
9.I	[F-06]	--		0		
9.I	[F-07]	--		0		
9.I	[F-08]	--		0		
9.I	[F-09]	Funksionimi i pompës në rast të anomali të rrjedhës.	R/W	0: Çaktivizuar 1: Aktiv		
9.I	[F-0A]	--		0		
9.I	[F-0B]	--		0		
9.I	[F-0C]	--		1		
9.I	[F-0D]	Cili është modaliteti i funksionimit të pompës?	R/W	0: I vazhdueshëm 1: Me kampionim 2: Sipas kërkesës		

⁽¹⁾ Vlerat e parazgjedhura shfaqen me shkronja të trasha.

Shtegu i navigimit	Kodi	Emri i cilësimit	R/W	Diapazoni / hapi / vlera e parazgjedhur ⁽¹⁾	Ndryshuar më	Vlera e ndryshuar
9.I	[F-OE]	--	R/W	20		
Cilësimet e kompletit me dy zona						
9.P.1	[E-OB]	Kompleti për dy zona i instaluar	R/W	0: Nuk është instaluar 1: - 2: Kompleti për dy zona i instaluar		
9.P.2	[E-OC]	Lloji i sistemit me dy zona	R/W	0: Pa ndarës hidraulik / pa pompë të drejtpërdrejtë 1: Me ndarës hidraulik / pa pompë të drejtpërdrejtë 2: Me ndarës hidraulik / me pompë të drejtpërdrejtë		
9.P.4	[7-OB]	PWM e fiksuar për pompën e zonës kryesore	R/W	20~95%, hapi: 5% 95%		
9.P.5	[7-OC]	Koha e kthimit e valvulës së përzierjes	R/W	20~300 sek, hapi: 5 sekonda 125 sekonda		
9.S	[2-07]	Pompa dytësore	R/W	0: Jo 1: Po		

⁽¹⁾ Vlerat e parazgjedhura shfaqen me shkronja të trasha.

