Vægmodel

FTXM-R / RXM-R

perfera

Næsten lydløs

Heat-Boost

Daikin Residential Controller

Allergenfjerner og luftrensende filter i sølv

Multi modelkombinationer

Flot designet vægmodel med perfekt indendørs luftkvalitet

- Årsbaserede virkningsgrader op til A+++ for køling og opvarmning
- Heat-Boost: Hurtig opvarmning ved opstart
- Daikin Flash Streamer-teknologi: Effektiv luftrensning
- Allergenfjerner og luftrensende filter i sølv
- Daikin Residential Controller via app
- Stemmestyring
- Lydsvag drift: Ned til 19 dBA i lydtrykniveau
- 3-D luftstrøm: Luften blæses ud i alle et rums hjørner
- Føler for bevægelsessporing i 2 områder

FTXM-R / RXM-R

FTXM-R

RXM-R

Indendørsenhed				FTXM	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R
Mål	Enhed	HxBxD		mm	295 x778 x272				299 x998 x292		
Vægt	Enhed			kg	10,0				14,5		
Luftfilter	Type				Aftagelig / vaskbar						
Ventilator	Luftmængde	Køling	Lydsvag drift/ Lav/Medium/Høj	m^3/min	4,3 /5,7 /7,5 /10,5	4,1 /5,7 /7,6 /10,5	4,2 /6,0 /7,8 /11,3	4,3 /6,5 /9,0 /11,9	8,3 /11,4 /14 /15,8	9,1 /11,8 /14 /16,7	10,0 /12,2 /15 /16,9
		Opvarmning	Lydsvag drift/ Lav/Medium/Høj	m^3/min	5,1 / 6,2 / 8,2 / 9,3	4,9 / 6,3 / 8,0 / 9,8	4,9 / 6,5 / 8,5 / 9,8	4,9 / 6,5 / 9,7 / 12,4	10,5 / 12,0 / 14,2 / 15,8	11,1 / 12,4 / 15,2 / 16,5	11,6 / 12,7 / 15,8 / 17,7
Lydeffektniveau	Køling			dBA	57		58	60	58,0	60,0	
	Opvarmning			dBA	54			60	58,0	59,0	61,0
Lydtryksniveau	Køling	Lydsvag drift/Lav/Høj		dBA	19 /25 /41		19 /29 /45	21 /30 /45	27,0 /36,0 /44,0	30,0 /37,0 /46,0	32,0 /38,0 /47,0
	Opvarmning	Lydsvag drift/Lav/Høj		dBA	20 /26 /39	20 /27 /39	20 /28 /39	21 /29 /45	31,0 /34,0 /43,0	33,0 /36,0 /45,0	34,0 /37,0 /46,0
Styresystemer	Trådløs fjernbetjening				ARC466A67						
	Fortrådet fjernbetjening				BRC073A1						

Køling: indendørs temp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; udendørs temp. 35 °CDB, 24 °CWB; tilsvarende rørlængde: 5 m| Opvarmning: Indendørs temp. 20 °CDB; udendørs temp. 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m

Udendørsenhed			RXM	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R
Mål	Enhed	HxBxD	mm	550 x765 x285			734 x870 x373			734 x954 x401
Vægt	Enhed		kg	32			49,0			55
Lydeffektniveau	Køling		dBA	59	58	61	62,0		63,0	66,0
	Opvarmning		dBA	59		61	62,0		63,0	67,0
Lydtryksniveau	Køling	Nom.	dBA	46		49	48,0			47,0
	Opvarmning	Nom.	dBA	47		49	48,0	49,0		48,0
Kølemiddel	Type			R-32						
	GWP			675			675,0			
	Belastning		kg/TCO2Eq	0,76 /0,52			1,10 /0,750	1,15 /0,780		
Rørtilslutninger	Flydende	UD	mm	6,35						635
	Gas	UD	mm	9,50				12,7		15,9
	Rørlængde	OU - IU Maks.	m	20			30			
		System Opladningsfri	m	10			-			
	Ekstra kølemiddelopladning		kg/m	0,02 (for rørlængde, der er mere end 10 m)						
	Niveauforskel	IU - OU Maks.	m	15			20,0			
Strømforsyning	Fase/Frekvens/Spænding		Hz/V	1~/50 /220-240						

Indeholder fluorholdige drivhusgasarter | Se særskilt tegning for driftsområdet | Se særskilt tegning for elektriske data

Effektivitetsdata			FTXM + RXM	20R + 20R	25R + 25R	35R + 35R	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R
Kølekapacitet	Min./Nom./Maks.		kW	1,30 /2,00 /2,60	1,30 /2,50 /3,20	1,40 /3,40 /4,00	1,70 /4,20 /5,00	1,70 /5,00 /6,00	1,70 /6,00 /7,00	2,30 /7,10 /8,50
Varmekapacitet	Min./Nom./Maks.		kW	1,30 /2,50 /3,50	1,30 /2,80 /4,70	1,40 /4,00 /5,20	1,70 /5,40 /6,00	1,70 /5,80 /7,70	1,70 /7,00 /8,00	2,30 /8,20 /10,20
Strømforbrug	Køling	Nom.	kW	0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34
	Opvarmning	Nom.	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57
Rumkøling	Energieffektivitetsklasse			A+++			A++			
	Kapacitet	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER			8,65			7,85	7,41	6,90	6,20
	Årligt energiforbrug		kWh/å	81	101	137	187	236	304	401

Nominel kølekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 27 °CDB, 19 °CWB; udendørs temperatur: 35 °CDB, tilsvarende kølemiddelrørledning: 5 m, niveauforskel: 0 m. | Nominel varmekapacitet baseres på: indendørs temperatur: 20 °CDB, udendørs temperatur: 7 °CDB, 6 °CWB; tilsvarende kølemiddelrørlængde: 5 m, niveauforskel: 0 m. | Se særskilt tegning for driftsområdet | Se særskilt tegning for elektriske data

BKF-Klima A/S Tempovej 18-22 · 2750 Ballerup · Tlf. 70 26 56 66 · info@bkf-klima.dk

Daikin Europe N.V. deltager i Eurovent Certified Performance-programmet for fan coil units og systemer med variabelt kølemiddelflow. Tjek løbende gyldighed af certifikat på: www.eurovent-certification.com

ECPDA21-022 02/23

Denne publikation er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH har samlet denne publikations indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte skader, forstået i ordets bredeste fostand, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne publikations anvendelse og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.