



A I R   C O N D I T I O N I N G

## Combinatietabellen



[www.daikineurope.com](http://www.daikineurope.com)

## MULTICOMBINATIES



**R-410A**

# CAPACITEIT EN OPGENOMEN VERMOGEN

## R-410A invertergestuurde buitenunits enkel koelen

### KOELLEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |
|-------------|--------------|---------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|--------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|
|             |              | KAMER A             | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                           | NOM. | MAX. |      |               |           |
| 2MKS40DAVMB | 2,0          | 2,00                | ---     | ---     | ---     | 1,20                   | 2,00 | 2,40 | 0,34                           | 0,61 | 0,74 | 3,28 | A             | 305       |
|             | 2,5          | 2,50                | ---     | ---     | ---     | 1,20                   | 2,50 | 3,00 | 0,34                           | 0,76 | 1,02 | 3,29 | A             | 380       |
|             | 3,5          | 3,15                | ---     | ---     | ---     | 1,20                   | 3,15 | 3,60 | 0,34                           | 1,12 | 1,44 | 3,21 | C             | 560       |
|             | 2,0+2,0      | 1,90                | 1,90    | ---     | ---     | 1,50                   | 3,80 | 4,10 | 0,40                           | 1,19 | 1,46 | 3,19 | B             | 595       |
|             | 2,0+2,5      | 1,80                | 2,10    | ---     | ---     | 1,50                   | 3,90 | 4,10 | 0,40                           | 1,21 | 1,46 | 3,22 | A             | 605       |
|             | 2,0+3,5      | 1,70                | 2,20    | ---     | ---     | 1,50                   | 3,90 | 4,20 | 0,40                           | 1,21 | 1,49 | 3,22 | A             | 605       |
|             | 2,5+2,5      | 1,95                | 1,95    | ---     | ---     | 1,50                   | 3,90 | 4,20 | 0,40                           | 1,21 | 1,49 | 3,22 | A             | 605       |
|             | 2,5+3,5      | 1,75                | 2,15    | ---     | ---     | 1,50                   | 3,90 | 4,20 | 0,40                           | 1,21 | 1,49 | 3,22 | A             | 605       |

Opmerking: Aangesloten op 2,0, 2,5, 3,5 klasse: wandmodel type D

### KOELLEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |
|-------------|--------------|---------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|--------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|
|             |              | KAMER A             | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                           | NOM. | MAX. |      |               |           |
| 2MKS40DAVMB | 2,0          | 2,00                | ---     | ---     | ---     | 1,20                   | 2,00 | 2,40 | 0,34                           | 0,62 | 0,75 | 3,23 | A             | 310       |
|             | 2,5          | 2,50                | ---     | ---     | ---     | 1,20                   | 2,50 | 3,00 | 0,34                           | 0,77 | 1,03 | 3,25 | A             | 385       |
|             | 3,5          | 3,15                | ---     | ---     | ---     | 1,20                   | 3,15 | 3,60 | 0,34                           | 1,14 | 1,46 | 2,76 | D             | 570       |
|             | 2,0+2,0      | 1,90                | 1,90    | ---     | ---     | 1,50                   | 3,80 | 4,10 | 0,40                           | 1,21 | 1,49 | 3,14 | B             | 605       |
|             | 2,0+2,5      | 1,80                | 2,10    | ---     | ---     | 1,50                   | 3,90 | 4,10 | 0,40                           | 1,24 | 1,49 | 3,15 | B             | 620       |
|             | 2,0+3,5      | 1,70                | 2,20    | ---     | ---     | 1,50                   | 3,90 | 4,20 | 0,40                           | 1,24 | 1,52 | 3,42 | A             | 620       |
|             | 2,5+2,5      | 1,95                | 1,95    | ---     | ---     | 1,50                   | 3,90 | 4,20 | 0,40                           | 1,24 | 1,52 | 3,42 | A             | 620       |
|             | 2,5+3,5      | 1,75                | 2,15    | ---     | ---     | 1,50                   | 3,90 | 4,20 | 0,40                           | 1,24 | 1,52 | 3,42 | A             | 620       |

Opmerking: Aangesloten op 2,0, 2,5, 3,5 klasse: wandmodel type C

### KOELLEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |
|-------------|--------------|---------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|--------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|
|             |              | KAMER A             | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                           | NOM. | MAX. |      |               |           |
| 3MKS50E2V1B | 2,0          | 2,00                | ---     | ---     | ---     | 1,76                   | 2,00 | 2,89 | 0,35                           | 0,46 | 0,74 | 4,35 | A             | 230       |
|             | 2,5          | 2,50                | ---     | ---     | ---     | 1,76                   | 2,50 | 3,12 | 0,35                           | 0,62 | 0,75 | 4,03 | A             | 310       |
|             | 3,5          | 3,50                | ---     | ---     | ---     | 1,76                   | 3,50 | 4,22 | 0,35                           | 0,96 | 1,29 | 3,65 | A             | 480       |
|             | 2,0+2,0      | 2,00                | 2,00    | ---     | ---     | 1,88                   | 4,00 | 5,96 | 0,35                           | 0,95 | 1,91 | 4,21 | A             | 475       |
|             | 2,0+2,5      | 2,00                | 2,50    | ---     | ---     | 1,88                   | 4,50 | 6,23 | 0,35                           | 1,18 | 2,14 | 3,81 | A             | 590       |
|             | 2,0+3,5      | 1,82                | 3,18    | ---     | ---     | 1,88                   | 5,00 | 6,24 | 0,35                           | 1,45 | 2,07 | 3,45 | A             | 725       |
|             | 2,5+2,5      | 2,50                | 2,50    | ---     | ---     | 1,88                   | 5,00 | 6,23 | 0,35                           | 1,45 | 2,14 | 3,45 | A             | 725       |
|             | 2,5+3,5      | 2,08                | 2,92    | ---     | ---     | 1,88                   | 5,00 | 6,35 | 0,35                           | 1,45 | 2,16 | 3,45 | A             | 725       |
|             | 3,5+3,5      | 2,50                | 2,50    | ---     | ---     | 1,88                   | 5,00 | 6,40 | 0,35                           | 1,39 | 2,15 | 3,60 | A             | 695       |
|             | 2,0+2,0+2,0  | 1,66                | 1,66    | 1,66    | ---     | 1,86                   | 4,98 | 7,04 | 0,35                           | 1,20 | 2,16 | 4,15 | A             | 600       |
|             | 2,0+2,0+2,5  | 1,53                | 1,53    | 1,92    | ---     | 1,86                   | 4,98 | 7,04 | 0,35                           | 1,20 | 2,16 | 4,15 | A             | 600       |
|             | 2,0+2,0+3,5  | 1,33                | 1,33    | 2,32    | ---     | 1,95                   | 4,98 | 7,06 | 0,37                           | 1,20 | 2,16 | 4,15 | A             | 600       |
|             | 2,0+2,5+2,5  | 1,42                | 1,78    | 1,78    | ---     | 1,86                   | 4,98 | 7,04 | 0,35                           | 1,20 | 2,16 | 4,15 | A             | 600       |
|             | 2,0+2,5+3,5  | 1,25                | 1,56    | 2,19    | ---     | 1,95                   | 5,00 | 7,06 | 0,37                           | 1,20 | 2,16 | 4,17 | A             | 600       |
|             | 2,0+3,5+3,5  | 1,12                | 1,94    | 1,94    | ---     | 1,86                   | 5,00 | 7,07 | 0,35                           | 1,20 | 2,16 | 4,17 | A             | 600       |
|             | 2,5+2,5+2,5  | 1,66                | 1,66    | 1,66    | ---     | 1,95                   | 4,98 | 7,04 | 0,37                           | 1,20 | 2,16 | 4,15 | A             | 600       |
|             | 2,5+2,5+3,5  | 1,47                | 1,47    | 2,06    | ---     | 1,95                   | 5,00 | 7,06 | 0,37                           | 1,20 | 2,16 | 4,17 | A             | 600       |
|             | 2,5+3,5+3,5  | 1,32                | 1,84    | 1,84    | ---     | 1,95                   | 5,00 | 7,07 | 0,38                           | 1,20 | 2,16 | 4,17 | A             | 600       |

Opmerking: Aangesloten op 2,0, 2,5, 3,5 klasse: wandmodel type D

### KOELLEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |
|-------------|--------------|---------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|--------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|
|             |              | KAMER A             | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                           | NOM. | MAX. |      |               |           |
| 3MKS50E2V1B | 2,0          | 2,00                | ---     | ---     | ---     | 1,74                   | 2,00 | 2,84 | 0,35                           | 0,46 | 0,73 | 4,35 | A             | 230       |
|             | 2,5          | 2,50                | ---     | ---     | ---     | 1,74                   | 2,50 | 3,07 | 0,35                           | 0,64 | 0,75 | 3,91 | A             | 320       |
|             | 3,5          | 3,50                | ---     | ---     | ---     | 1,74                   | 3,50 | 4,12 | 0,35                           | 0,99 | 1,28 | 3,54 | A             | 495       |
|             | 2,0+2,0      | 2,00                | 2,00    | ---     | ---     | 1,87                   | 4,00 | 5,78 | 0,35                           | 1,00 | 1,90 | 4,00 | A             | 500       |
|             | 2,0+2,5      | 2,00                | 2,50    | ---     | ---     | 1,87                   | 4,50 | 6,06 | 0,35                           | 1,23 | 2,23 | 3,66 | A             | 615       |
|             | 2,0+3,5      | 1,82                | 3,18    | ---     | ---     | 1,87                   | 5,00 | 6,06 | 0,35                           | 1,49 | 2,16 | 3,36 | A             | 745       |
|             | 2,5+2,5      | 2,50                | 2,50    | ---     | ---     | 1,87                   | 5,00 | 6,06 | 0,35                           | 1,54 | 2,23 | 3,25 | A             | 770       |
|             | 2,5+3,5      | 2,08                | 2,92    | ---     | ---     | 1,87                   | 5,00 | 6,06 | 0,35                           | 1,54 | 2,23 | 3,25 | A             | 770       |
|             | 3,5+3,5      | 2,50                | 2,50    | ---     | ---     | 1,87                   | 5,00 | 6,06 | 0,35                           | 1,51 | 2,23 | 3,31 | A             | 755       |
|             | 2,0+2,0+2,0  | 1,66                | 1,66    | 1,66    | ---     | 1,88                   | 4,98 | 6,93 | 0,35                           | 1,23 | 2,26 | 4,05 | A             | 615       |
|             | 2,0+2,0+2,5  | 1,53                | 1,53    | 1,92    | ---     | 1,88                   | 4,98 | 6,93 | 0,35                           | 1,23 | 2,26 | 4,05 | A             | 615       |
|             | 2,0+2,0+3,5  | 1,33                | 1,33    | 2,32    | ---     | 1,97                   | 4,98 | 6,93 | 0,37                           | 1,23 | 2,26 | 4,05 | A             | 615       |
|             | 2,0+2,5+2,5  | 1,42                | 1,78    | 1,78    | ---     | 1,88                   | 4,98 | 6,93 | 0,35                           | 1,23 | 2,26 | 4,05 | A             | 615       |
|             | 2,0+2,5+3,5  | 1,25                | 1,56    | 2,19    | ---     | 1,97                   | 5,00 | 6,93 | 0,37                           | 1,24 | 2,26 | 4,03 | A             | 620       |
|             | 2,0+3,5+3,5  | 1,12                | 1,94    | 1,94    | ---     | 1,88                   | 5,00 | 6,93 | 0,35                           | 1,24 | 2,26 | 4,03 | A             | 620       |
|             | 2,5+2,5+2,5  | 1,66                | 1,66    | 1,66    | ---     | 1,97                   | 4,98 | 6,93 | 0,37                           | 1,23 | 2,26 | 4,05 | A             | 615       |
|             | 2,5+2,5+3,5  | 1,47                | 1,47    | 2,06    | ---     | 1,97                   | 5,00 | 6,93 | 0,37                           | 1,26 | 2,26 | 3,97 | A             | 630       |
|             | 2,5+3,5+3,5  | 1,32                | 1,84    | 1,84    | ---     | 1,97                   | 5,00 | 6,93 | 0,38                           | 1,24 | 2,26 | 4,03 | A             | 620       |

Opmerking: Aangesloten op 2,0, 2,5, 3,5 klasse: wandmodel type C

## KOELLEN

| BUITENUNIT      | BINNEN-UNITS    | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN KOELLEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|---------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|
|                 |                 | KAMER A             | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                            | NOM. | MAX. |      |               |           |
| 4MK558E2V1B     | 2,0             | 2,00                | ---     | ---     | ---     | 1,76                   | 2,00 | 2,89 | 0,35                            | 0,46 | 0,74 | 4,35 | A             | 230       |
|                 | 2,5             | 2,50                | ---     | ---     | ---     | 1,76                   | 2,50 | 3,12 | 0,35                            | 0,62 | 0,75 | 4,03 | A             | 310       |
|                 | 3,5             | 3,50                | ---     | ---     | ---     | 1,76                   | 3,50 | 4,22 | 0,35                            | 0,96 | 1,29 | 3,65 | A             | 480       |
|                 | 5,0             | ---                 | ---     | 5,00    | ---     | 1,79                   | 5,00 | 5,40 | 0,35                            | 1,75 | 2,03 | 2,86 | C             | 875       |
|                 | 2,0+2,0         | 2,00                | 2,00    | ---     | ---     | 1,88                   | 4,00 | 5,96 | 0,35                            | 0,95 | 1,91 | 4,21 | A             | 475       |
|                 | 2,0+2,5         | 2,00                | 2,50    | ---     | ---     | 1,88                   | 4,50 | 6,23 | 0,35                            | 1,18 | 2,14 | 3,81 | A             | 590       |
|                 | 2,0+3,5         | 1,86                | 3,25    | ---     | ---     | 1,88                   | 5,11 | 6,24 | 0,35                            | 1,52 | 2,14 | 3,36 | A             | 760       |
|                 | 2,0+5,0         | 1,56                | ---     | 3,90    | ---     | 1,88                   | 5,46 | 6,47 | 0,35                            | 1,58 | 2,07 | 3,46 | A             | 790       |
|                 | 2,5+2,5         | 2,50                | 2,50    | ---     | ---     | 1,88                   | 5,00 | 6,23 | 0,35                            | 1,45 | 2,14 | 3,45 | A             | 725       |
|                 | 2,5+3,5         | 2,18                | 3,05    | ---     | ---     | 1,88                   | 5,23 | 6,35 | 0,35                            | 1,58 | 2,16 | 3,31 | A             | 790       |
|                 | 2,5+5,0         | 1,86                | ---     | 3,71    | ---     | 1,88                   | 5,57 | 6,47 | 0,35                            | 1,64 | 2,07 | 3,40 | A             | 820       |
|                 | 3,5+3,5         | 2,73                | 2,73    | ---     | ---     | 1,88                   | 5,46 | 6,40 | 0,35                            | 1,70 | 2,16 | 3,21 | A             | 850       |
|                 | 3,5+5,0         | 2,39                | ---     | 3,41    | ---     | 1,88                   | 5,80 | 6,49 | 0,35                            | 1,81 | 2,09 | 3,20 | A             | 905       |
|                 | 5,0+5,0         | ---                 | ---     | 2,90    | 2,90    | 1,89                   | 5,80 | 6,64 | 0,35                            | 1,78 | 2,11 | 3,26 | A             | 890       |
|                 | 2,0+2,0+2,0     | 1,74                | 1,74    | 1,74    | ---     | 1,86                   | 5,22 | 7,04 | 0,35                            | 1,26 | 2,16 | 4,14 | A             | 630       |
|                 | 2,0+2,0+2,5     | 1,64                | 1,64    | 2,05    | ---     | 1,86                   | 5,33 | 7,04 | 0,35                            | 1,31 | 2,16 | 4,07 | A             | 655       |
|                 | 2,0+2,0+3,5     | 1,49                | 1,49    | 2,60    | ---     | 1,95                   | 5,58 | 7,06 | 0,37                            | 1,41 | 2,16 | 3,96 | A             | 705       |
|                 | 2,0+2,0+5,0     | 1,29                | 1,29    | 3,22    | ---     | 1,84                   | 5,80 | 7,30 | 0,35                            | 1,56 | 2,26 | 3,72 | A             | 780       |
|                 | 2,0+2,5+2,5     | 1,56                | 1,95    | 1,95    | ---     | 1,86                   | 5,46 | 7,04 | 0,35                            | 1,38 | 2,16 | 3,96 | A             | 690       |
|                 | 2,0+2,5+3,5     | 1,42                | 1,78    | 2,49    | ---     | 1,95                   | 5,69 | 7,06 | 0,37                            | 1,48 | 2,16 | 3,84 | A             | 740       |
|                 | 2,0+2,5+5,0     | 1,22                | 1,53    | 3,05    | ---     | 1,84                   | 5,80 | 7,30 | 0,35                            | 1,56 | 2,26 | 3,72 | A             | 780       |
|                 | 2,0+3,5+3,5     | 1,28                | 2,26    | 2,26    | ---     | 1,86                   | 5,80 | 7,07 | 0,35                            | 1,57 | 2,16 | 3,69 | A             | 785       |
|                 | 2,5+2,5+2,5     | 1,86                | 1,86    | 1,86    | ---     | 1,95                   | 5,58 | 7,04 | 0,37                            | 1,41 | 2,16 | 3,96 | A             | 705       |
|                 | 2,5+2,5+3,5     | 1,71                | 1,71    | 2,38    | ---     | 1,95                   | 5,80 | 7,06 | 0,37                            | 1,57 | 2,16 | 3,69 | A             | 785       |
|                 | 2,5+2,5+5,0     | 1,45                | 1,45    | 2,90    | ---     | 1,84                   | 5,80 | 7,30 | 0,35                            | 1,54 | 2,26 | 3,77 | A             | 770       |
|                 | 2,5+3,5+3,5     | 1,52                | 2,14    | 2,14    | ---     | 1,95                   | 5,80 | 7,07 | 0,38                            | 1,62 | 2,16 | 3,58 | A             | 810       |
|                 | 2,0+2,0+2,0+2,0 | 1,42                | 1,42    | 1,42    | 1,42    | 1,96                   | 5,68 | 7,30 | 0,40                            | 1,49 | 2,16 | 3,81 | A             | 745       |
|                 | 2,0+2,0+2,0+2,5 | 1,36                | 1,36    | 1,36    | 1,72    | 1,96                   | 5,80 | 7,30 | 0,40                            | 1,52 | 2,16 | 3,82 | A             | 760       |
|                 | 2,0+2,0+2,0+3,5 | 1,22                | 1,22    | 1,22    | 2,14    | 1,97                   | 5,80 | 7,30 | 0,40                            | 1,52 | 2,16 | 3,82 | A             | 760       |
|                 | 2,0+2,0+2,5+2,5 | 1,29                | 1,29    | 1,61    | 1,61    | 1,96                   | 5,80 | 7,30 | 0,40                            | 1,52 | 2,16 | 3,82 | A             | 760       |
| 2,0+2,0+2,5+3,5 | 1,16            | 1,16                | 1,45    | 2,03    | 1,99    | 5,80                   | 7,30 | 0,40 | 1,52                            | 2,16 | 3,82 | A    | 760           |           |
| 2,0+2,5+2,5+2,5 | 1,21            | 1,53                | 1,53    | 1,53    | 1,97    | 5,80                   | 7,30 | 0,40 | 1,52                            | 2,16 | 3,82 | A    | 760           |           |
| 2,5+2,5+2,5+2,5 | 1,45            | 1,45                | 1,45    | 1,45    | 1,99    | 5,80                   | 7,30 | 0,40 | 1,52                            | 2,16 | 3,82 | A    | 760           |           |

Opmerking: Aangesloten op 2,0, 2,5, 3,5 en 5,0 Klasse: wandmodel type D

## KOELLEN

| BUITENUNIT      | BINNEN-UNITS    | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN KOELLEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|---------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|
|                 |                 | KAMER A             | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                            | NOM. | MAX. |      |               |           |
| 4MK558E2V1B     | 2,0             | 2,00                | ---     | ---     | ---     | 1,74                   | 2,00 | 2,84 | 0,35                            | 0,46 | 0,73 | 4,35 | A             | 230       |
|                 | 2,5             | 2,50                | ---     | ---     | ---     | 1,74                   | 2,50 | 3,07 | 0,35                            | 0,64 | 0,75 | 3,91 | A             | 320       |
|                 | 3,5             | 3,50                | ---     | ---     | ---     | 1,74                   | 3,50 | 4,12 | 0,35                            | 0,99 | 1,28 | 3,54 | A             | 495       |
|                 | 5,0             | ---                 | ---     | 5,00    | ---     | 1,85                   | 5,00 | 5,82 | 0,35                            | 1,54 | 1,98 | 3,25 | A             | 770       |
|                 | 2,0+2,0         | 2,00                | 2,00    | ---     | ---     | 1,87                   | 4,00 | 5,78 | 0,35                            | 1,00 | 1,90 | 4,00 | A             | 500       |
|                 | 2,0+2,5         | 2,00                | 2,50    | ---     | ---     | 1,87                   | 4,50 | 6,06 | 0,35                            | 1,23 | 2,23 | 3,66 | A             | 615       |
|                 | 2,0+3,5         | 1,86                | 3,25    | ---     | ---     | 1,87                   | 5,11 | 6,24 | 0,35                            | 1,60 | 2,16 | 3,19 | B             | 800       |
|                 | 2,0+5,0         | 1,56                | ---     | 3,90    | ---     | 1,88                   | 5,46 | 6,50 | 0,35                            | 1,54 | 2,18 | 3,55 | A             | 770       |
|                 | 2,5+2,5         | 2,50                | 2,50    | ---     | ---     | 1,87                   | 5,00 | 6,06 | 0,35                            | 1,54 | 2,23 | 3,25 | A             | 770       |
|                 | 2,5+3,5         | 2,18                | 3,05    | ---     | ---     | 1,87                   | 5,23 | 6,06 | 0,35                            | 1,70 | 2,23 | 3,08 | B             | 850       |
|                 | 2,5+5,0         | 1,86                | ---     | 3,71    | ---     | 1,88                   | 5,57 | 6,52 | 0,35                            | 1,59 | 2,17 | 3,50 | A             | 795       |
|                 | 3,5+3,5         | 2,73                | 2,73    | ---     | ---     | 1,87                   | 5,46 | 6,06 | 0,35                            | 1,83 | 2,23 | 2,98 | C             | 915       |
|                 | 3,5+5,0         | 2,39                | ---     | 3,41    | ---     | 1,88                   | 5,80 | 6,52 | 0,35                            | 1,63 | 2,16 | 3,56 | A             | 815       |
|                 | 5,0+5,0         | ---                 | ---     | 2,90    | 2,90    | 1,83                   | 5,80 | 7,00 | 0,35                            | 1,54 | 2,11 | 3,77 | A             | 770       |
|                 | 2,0+2,0+2,0     | 1,74                | 1,74    | 1,74    | ---     | 1,88                   | 5,22 | 6,93 | 0,35                            | 1,35 | 2,26 | 3,87 | A             | 675       |
|                 | 2,0+2,0+2,5     | 1,64                | 1,64    | 2,05    | ---     | 1,88                   | 5,33 | 6,93 | 0,35                            | 1,37 | 2,26 | 3,89 | A             | 685       |
|                 | 2,0+2,0+3,5     | 1,49                | 1,49    | 2,60    | ---     | 1,97                   | 5,58 | 6,93 | 0,37                            | 1,50 | 2,26 | 3,72 | A             | 750       |
|                 | 2,0+2,0+5,0     | 1,29                | 1,29    | 3,22    | ---     | 1,80                   | 5,80 | 7,30 | 0,35                            | 1,57 | 2,29 | 3,69 | A             | 785       |
|                 | 2,0+2,5+2,5     | 1,56                | 1,95    | 1,95    | ---     | 1,88                   | 5,46 | 6,93 | 0,35                            | 1,43 | 2,26 | 3,82 | A             | 715       |
|                 | 2,0+2,5+3,5     | 1,42                | 1,78    | 2,49    | ---     | 1,97                   | 5,69 | 6,93 | 0,37                            | 1,57 | 2,26 | 3,62 | A             | 785       |
|                 | 2,0+2,5+5,0     | 1,22                | 1,53    | 3,05    | ---     | 1,80                   | 5,80 | 7,30 | 0,35                            | 1,57 | 2,29 | 3,69 | A             | 785       |
|                 | 2,0+3,5+3,5     | 1,28                | 2,26    | 2,26    | ---     | 1,88                   | 5,80 | 6,93 | 0,35                            | 1,70 | 2,26 | 3,41 | A             | 850       |
|                 | 2,5+2,5+2,5     | 1,86                | 1,86    | 1,86    | ---     | 1,97                   | 5,58 | 6,93 | 0,37                            | 1,50 | 2,26 | 3,72 | A             | 750       |
|                 | 2,5+2,5+3,5     | 1,71                | 1,71    | 2,38    | ---     | 1,97                   | 5,80 | 6,93 | 0,37                            | 1,70 | 2,26 | 3,41 | A             | 850       |
|                 | 2,5+2,5+5,0     | 1,45                | 1,45    | 2,90    | ---     | 1,80                   | 5,80 | 7,30 | 0,35                            | 1,57 | 2,29 | 3,69 | A             | 785       |
|                 | 2,5+3,5+3,5     | 1,52                | 2,14    | 2,14    | ---     | 1,97                   | 5,80 | 6,93 | 0,38                            | 1,75 | 2,26 | 3,31 | A             | 875       |
|                 | 2,0+2,0+2,0+2,0 | 1,42                | 1,42    | 1,42    | 1,42    | 2,04                   | 5,68 | 7,10 | 0,40                            | 1,55 | 2,15 | 3,66 | A             | 775       |
|                 | 2,0+2,0+2,0+2,5 | 1,36                | 1,36    | 1,36    | 1,72    | 2,04                   | 5,80 | 7,10 | 0,40                            | 1,59 | 2,15 | 3,65 | A             | 795       |
|                 | 2,0+2,0+2,0+3,5 | 1,22                | 1,22    | 1,22    | 2,14    | 2,06                   | 5,80 | 7,10 | 0,40                            | 1,59 | 2,15 | 3,65 | A             | 795       |
|                 | 2,0+2,0+2,5+2,5 | 1,29                | 1,29    | 1,61    | 1,61    | 2,04                   | 5,80 | 7,10 | 0,40                            | 1,59 | 2,15 | 3,65 | A             | 795       |
| 2,0+2,0+2,5+3,5 | 1,16            | 1,16                | 1,45    | 2,03    | 2,07    | 5,80                   | 7,10 | 0,40 | 1,59                            | 2,15 | 3,65 | A    | 795           |           |
| 2,0+2,5+2,5+2,5 | 1,21            | 1,53                | 1,53    | 1,53    | 2,06    | 5,80                   | 7,10 | 0,40 | 1,59                            | 2,15 | 3,65 | A    | 795           |           |
| 2,5+2,5+2,5+2,5 | 1,45            | 1,45                | 1,45    | 1,45    | 2,07    | 5,80                   | 7,10 | 0,40 | 1,59                            | 2,15 | 3,65 | A    | 795           |           |

Opmerking: Aangesloten op 2,0, 2,5, 3,5 Klasse: wandmodel type C / 5,0 Klasse: wandmodel type E

# KOELEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS    | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |     |
|-------------|-----------------|---------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|--------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|-----|
|             |                 | KAMER A             | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                           | NOM. | MAX. |      |               |           |     |
| 4MKS58E2V1B | 2,0             | 2,00                | ---     | ---     | ---     | 1,76                   | 2,00 | 2,89 | 0,35                           | 0,46 | 0,74 | 4,35 | A             | 230       |     |
|             | 2,5             | 2,50                | ---     | ---     | ---     | 1,76                   | 2,50 | 3,12 | 0,35                           | 0,62 | 0,75 | 4,03 | A             | 310       |     |
|             | 3,5             | 3,50                | ---     | ---     | ---     | 1,76                   | 3,50 | 4,22 | 0,35                           | 0,96 | 1,29 | 3,65 | A             | 480       |     |
|             | 5,0             | ---                 | ---     | 5,00    | ---     | 1,85                   | 5,00 | 5,82 | 0,35                           | 1,54 | 1,98 | 3,25 | A             | 770       |     |
|             | 2,0+2,0         | 2,00                | 2,00    | ---     | ---     | 1,88                   | 4,00 | 5,96 | 0,35                           | 0,95 | 1,91 | 4,21 | A             | 475       |     |
|             | 2,0+2,5         | 2,00                | 2,50    | ---     | ---     | 1,88                   | 4,50 | 6,23 | 0,35                           | 1,18 | 2,14 | 3,81 | A             | 590       |     |
|             | 2,0+3,5         | 1,86                | 3,25    | ---     | ---     | 1,88                   | 5,11 | 6,24 | 0,35                           | 1,52 | 2,07 | 3,36 | A             | 760       |     |
|             | 2,0+5,0         | 1,56                | ---     | 3,90    | ---     | 1,88                   | 5,46 | 6,91 | 0,35                           | 1,40 | 2,07 | 3,90 | A             | 700       |     |
|             | 2,5+2,5         | 2,50                | 2,50    | ---     | ---     | 1,88                   | 5,00 | 6,23 | 0,35                           | 1,45 | 2,14 | 3,45 | A             | 725       |     |
|             | 2,5+3,5         | 2,18                | 3,05    | ---     | ---     | 1,88                   | 5,23 | 6,35 | 0,35                           | 1,58 | 2,16 | 3,31 | A             | 790       |     |
|             | 2,5+5,0         | 1,86                | ---     | 3,71    | ---     | 1,88                   | 5,57 | 6,91 | 0,35                           | 1,47 | 2,07 | 3,79 | A             | 735       |     |
|             | 3,5+3,5         | 2,73                | 2,73    | ---     | ---     | 1,88                   | 5,46 | 6,40 | 0,35                           | 1,72 | 2,16 | 3,17 | B             | 860       |     |
|             | 3,5+5,0         | 2,39                | ---     | 3,41    | ---     | 1,88                   | 5,80 | 6,92 | 0,35                           | 1,60 | 2,08 | 3,63 | A             | 800       |     |
|             | 5,0+5,0         | ---                 | ---     | 2,90    | 2,90    | 1,83                   | 5,80 | 7,00 | 0,35                           | 1,54 | 2,11 | 3,77 | A             | 770       |     |
|             | 2,0+2,0+2,0     | 1,74                | 1,74    | 1,74    | ---     | 1,86                   | 5,22 | 7,04 | 0,35                           | 1,26 | 2,16 | 4,14 | A             | 630       |     |
|             | 2,0+2,0+2,5     | 1,64                | 1,64    | 2,05    | ---     | 1,86                   | 5,33 | 7,04 | 0,35                           | 1,31 | 2,16 | 4,07 | A             | 655       |     |
|             | 2,0+2,0+3,5     | 1,49                | 1,49    | 2,60    | ---     | 1,95                   | 5,58 | 7,06 | 0,37                           | 1,41 | 2,16 | 3,96 | A             | 705       |     |
|             | 2,0+2,0+5,0     | 1,29                | 1,29    | 3,22    | ---     | 1,77                   | 5,80 | 7,30 | 0,35                           | 1,54 | 2,19 | 3,77 | A             | 770       |     |
|             | 2,0+2,5+2,5     | 1,56                | 1,95    | 1,95    | ---     | 1,86                   | 5,46 | 7,04 | 0,35                           | 1,38 | 2,16 | 3,96 | A             | 690       |     |
|             | 2,0+2,5+3,5     | 1,42                | 1,78    | 2,49    | ---     | 1,95                   | 5,69 | 7,06 | 0,37                           | 1,48 | 2,16 | 3,84 | A             | 740       |     |
|             | 2,0+2,5+5,0     | 1,22                | 1,53    | 3,05    | ---     | 1,77                   | 5,80 | 7,30 | 0,35                           | 1,54 | 2,24 | 3,77 | A             | 770       |     |
|             | 2,0+3,5+3,5     | 1,28                | 2,26    | 2,26    | ---     | 1,86                   | 5,80 | 7,07 | 0,35                           | 1,57 | 2,16 | 3,69 | A             | 785       |     |
|             | 2,5+2,5+2,5     | 1,86                | 1,86    | 1,86    | ---     | 1,95                   | 5,58 | 7,04 | 0,37                           | 1,41 | 2,16 | 3,96 | A             | 705       |     |
|             | 2,5+2,5+3,5     | 1,71                | 1,71    | 2,38    | ---     | 1,95                   | 5,80 | 7,06 | 0,37                           | 1,57 | 2,16 | 3,69 | A             | 785       |     |
|             | 2,5+2,5+5,0     | 1,45                | 1,45    | 2,90    | ---     | 1,77                   | 5,80 | 7,30 | 0,35                           | 1,54 | 2,24 | 3,77 | A             | 770       |     |
|             | 2,5+3,5+3,5     | 1,52                | 2,14    | 2,14    | ---     | 1,95                   | 5,80 | 7,07 | 0,38                           | 1,57 | 2,16 | 3,69 | A             | 785       |     |
|             | 2,0+2,0+2,0+2,0 | 1,42                | 1,42    | 1,42    | 1,42    | 1,96                   | 5,68 | 7,30 | 0,40                           | 1,49 | 2,16 | 3,81 | A             | 745       |     |
|             | 2,0+2,0+2,0+2,5 | 1,36                | 1,36    | 1,36    | 1,72    | 1,96                   | 5,80 | 7,30 | 0,40                           | 1,52 | 2,16 | 3,82 | A             | 760       |     |
|             | 4MKS58E2V1B     | 2,0+2,0+2,0+3,5     | 1,22    | 1,22    | 1,22    | 2,14                   | 1,97 | 5,80 | 7,30                           | 0,40 | 1,52 | 2,16 | 3,82          | A         | 760 |
|             |                 | 2,0+2,0+2,5+2,5     | 1,29    | 1,29    | 1,61    | 1,61                   | 1,96 | 5,80 | 7,30                           | 0,40 | 1,52 | 2,16 | 3,82          | A         | 760 |
|             |                 | 2,0+2,0+2,5+3,5     | 1,16    | 1,16    | 1,45    | 2,03                   | 1,99 | 5,80 | 7,30                           | 0,40 | 1,52 | 2,16 | 3,82          | A         | 760 |
|             |                 | 2,0+2,5+2,5+2,5     | 1,21    | 1,53    | 1,53    | 1,53                   | 1,97 | 5,80 | 7,30                           | 0,40 | 1,52 | 2,16 | 3,82          | A         | 760 |
|             |                 | 2,5+2,5+2,5+2,5     | 1,45    | 1,45    | 1,45    | 1,45                   | 1,99 | 5,80 | 7,30                           | 0,40 | 1,52 | 2,16 | 3,82          | A         | 760 |

Opmerking: Aangesloten op 2,0, 2,5, 3,5 klasse: wandmodel type D / 5,0 : wandmodel type E

# KOELEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |      |
|-------------|--------------|---------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|--------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|------|
|             |              | KAMER A             | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                           | NOM. | MAX. |      |               |           |      |
| 4MKS75E2V1B | 2,0          | 2,00                | ---     | ---     | ---     | 1,65                   | 2,00 | 2,96 | 0,42                           | 0,53 | 0,81 | 3,77 | A             | 265       |      |
|             | 2,5          | 2,50                | ---     | ---     | ---     | 1,65                   | 2,50 | 3,40 | 0,42                           | 0,67 | 0,94 | 3,73 | A             | 335       |      |
|             | 3,5          | 3,50                | ---     | ---     | ---     | 1,68                   | 3,50 | 4,75 | 0,42                           | 1,03 | 1,44 | 3,40 | A             | 515       |      |
|             | 5,0          | ---                 | ---     | 5,00    | ---     | 1,82                   | 5,00 | 5,20 | 0,45                           | 1,86 | 2,06 | 2,69 | D             | 930       |      |
|             | 6,0          | ---                 | ---     | 6,00    | ---     | 1,90                   | 6,00 | 6,41 | 0,44                           | 2,11 | 2,32 | 2,84 | C             | 1055      |      |
|             | 7,1          | ---                 | ---     | ---     | 7,10    | 2,01                   | 7,10 | 7,15 | 0,46                           | 2,84 | 2,86 | 2,50 | E             | 1420      |      |
|             | 2,0+2,0      | 2,00                | 2,00    | ---     | ---     | 1,72                   | 4,00 | 5,16 | 0,37                           | 1,24 | 1,66 | 3,23 | A             | 620       |      |
|             | 2,0+2,5      | 2,00                | 2,50    | ---     | ---     | 1,82                   | 4,50 | 5,64 | 0,40                           | 1,47 | 1,91 | 3,06 | B             | 735       |      |
|             | 2,0+3,5      | 2,00                | 3,50    | ---     | ---     | 1,90                   | 5,50 | 6,22 | 0,43                           | 2,01 | 2,40 | 2,74 | D             | 1005      |      |
|             | 2,0+5,0      | 1,93                | ---     | 4,82    | ---     | 2,14                   | 6,75 | 7,15 | 0,43                           | 2,59 | 2,79 | 2,61 | D             | 1295      |      |
|             | 2,0+6,0      | 1,77                | ---     | 5,28    | ---     | 2,15                   | 7,05 | 7,43 | 0,43                           | 2,49 | 2,63 | 2,83 | C             | 1245      |      |
|             | 2,0+7,1      | 1,62                | ---     | ---     | 5,76    | 2,27                   | 7,38 | 7,86 | 0,45                           | 2,67 | 2,97 | 2,76 | D             | 1335      |      |
|             | 2,5+2,5      | 2,50                | 2,50    | ---     | ---     | 1,82                   | 5,00 | 6,09 | 0,40                           | 1,71 | 2,09 | 2,92 | C             | 855       |      |
|             | 2,5+3,5      | 2,50                | 3,50    | ---     | ---     | 1,90                   | 6,00 | 6,42 | 0,43                           | 2,36 | 2,54 | 2,54 | E             | 1180      |      |
|             | 2,5+5,0      | 2,30                | ---     | 4,60    | ---     | 2,05                   | 6,90 | 7,28 | 0,41                           | 2,68 | 2,90 | 2,57 | E             | 1340      |      |
|             | 2,5+6,0      | 2,12                | ---     | 5,08    | ---     | 2,15                   | 7,20 | 7,62 | 0,42                           | 2,59 | 2,79 | 2,78 | D             | 1295      |      |
|             | 2,5+7,1      | 1,95                | ---     | ---     | 5,55    | 2,27                   | 7,50 | 7,98 | 0,45                           | 2,83 | 3,08 | 2,65 | D             | 1415      |      |
|             | 3,5+3,5      | 3,50                | 3,50    | ---     | ---     | 2,02                   | 7,00 | 7,14 | 0,46                           | 2,85 | 3,23 | 2,46 | E             | 1425      |      |
|             | 3,5+5,0      | 2,96                | ---     | 4,24    | ---     | 2,15                   | 7,20 | 7,63 | 0,44                           | 2,97 | 3,18 | 2,42 | E             | 1485      |      |
|             | 3,5+6,0      | 2,76                | ---     | 4,74    | ---     | 2,26                   | 7,50 | 7,93 | 0,46                           | 2,91 | 3,12 | 2,58 | E             | 1455      |      |
|             | 3,5+7,1      | 2,48                | ---     | ---     | 5,02    | 2,39                   | 7,50 | 8,23 | 0,49                           | 2,80 | 3,29 | 2,68 | D             | 1400      |      |
|             | 5,0+5,0      | ---                 | ---     | 3,75    | 3,75    | 2,32                   | 7,50 | 8,08 | 0,46                           | 3,03 | 3,27 | 2,48 | E             | 1515      |      |
|             | 5,0+6,0      | ---                 | ---     | 3,41    | 4,09    | 2,45                   | 7,50 | 8,31 | 0,48                           | 2,86 | 3,43 | 2,62 | D             | 1430      |      |
|             | 5,0+7,1      | ---                 | ---     | 3,10    | 4,40    | 2,58                   | 7,50 | 8,47 | 0,51                           | 2,75 | 3,54 | 2,73 | D             | 1375      |      |
|             | 6,0+6,0      | ---                 | ---     | 3,75    | 3,75    | 2,57                   | 7,50 | 8,47 | 0,51                           | 2,52 | 3,15 | 2,98 | C             | 1260      |      |
|             | 6,0+7,1      | ---                 | ---     | 3,44    | 4,06    | 2,72                   | 7,50 | 8,57 | 0,54                           | 2,51 | 3,18 | 2,99 | C             | 1255      |      |
|             | 4MKS75E2V1B  | 2,0+2,0+2,0         | 2,00    | 2,00    | 2,00    | ---                    | 1,94 | 6,00 | 6,71                           | 0,37 | 1,71 | 2,08 | 3,51          | A         | 855  |
|             |              | 2,0+2,0+2,5         | 2,03    | 2,03    | 2,54    | ---                    | 1,98 | 6,60 | 7,02                           | 0,38 | 2,04 | 2,29 | 3,24          | A         | 1020 |
|             |              | 2,0+2,0+3,5         | 1,84    | 1,84    | 3,22    | ---                    | 2,04 | 6,90 | 7,45                           | 0,40 | 2,22 | 2,58 | 3,11          | B         | 1110 |
|             |              | 2,0+2,0+5,0         | 1,63    | 1,63    | 4,09    | ---                    | 2,20 | 7,35 | 7,99                           | 0,43 | 2,55 | 3,00 | 2,88          | C         | 1275 |
|             |              | 2,0+2,0+6,0         | 1,50    | 1,50    | 4,50    | ---                    | 2,33 | 7,50 | 8,35                           | 0,46 | 2,37 | 2,89 | 3,16          | B         | 1185 |
|             |              | 2,0+2,0+7,1         | 1,35    | 1,35    | ---     | 4,80                   | 2,46 | 7,50 | 8,65                           | 0,48 | 2,36 | 3,10 | 3,18          | B         | 1180 |
|             |              | 2,0+2,5+2,5         | 1,93    | 2,41    | 2,41    | ---                    | 2,05 | 6,75 | 7,24                           | 0,40 | 2,13 | 2,44 | 3,17          | B         | 1065 |
| 2,0+2,5+3,5 |              | 1,76                | 2,22    | 3,07    | ---     | 2,15                   | 7,05 | 7,65 | 0,43                           | 2,31 | 2,73 | 3,05 | B             | 1155      |      |
| 2,0+2,5+5,0 |              | 1,58                | 1,97    | 3,95    | ---     | 2,32                   | 7,50 | 8,20 | 0,46                           | 2,69 | 3,19 | 2,79 | D             | 1345      |      |
| 2,0+2,5+6,0 |              | 1,43                | 1,79    | 4,28    | ---     | 2,33                   | 7,50 | 8,55 | 0,46                           | 2,36 | 2,97 | 3,18 | B             | 1180      |      |
| 2,0+2,5+7,1 |              | 1,29                | 1,62    | ---     | 4,59    | 2,46                   | 7,50 | 8,72 | 0,48                           | 2,35 | 3,08 | 3,19 | B             | 1175      |      |
| 2,0+3,5+3,5 |              | 1,63                | 2,86    | 2,86    | ---     | 2,15                   | 7,35 | 8,02 | 0,43                           | 2,50 | 2,98 | 2,94 | C             | 1250      |      |
| 2,0+3,5+5,0 |              | 1,43                | 2,50    | 3,57    | ---     | 2,33                   | 7,50 | 8,55 | 0,46                           | 2,64 | 3,37 | 2,84 | C             | 1320      |      |
| 2,0+3,5+6,0 |              | 1,30                | 2,29    | 3,91    | ---     | 2,45                   | 7,50 | 8,70 | 0,49                           | 2,35 | 3,10 | 3,19 | B             | 1175      |      |
| 2,0+3,5+7,1 |              | 1,19                | 2,08    | ---     | 4,23    | 2,60                   | 7,50 | 8,92 | 0,52                           | 2,33 | 3,24 | 3,22 | A             | 1165      |      |
| 2,0+5,0+5,0 |              | 1,24                | ---     | 3,13    | 3,13    | 2,63                   | 7,50 | 8,83 | 0,51                           | 2,50 | 3,23 | 3,00 | C             | 1250      |      |
| 2,0+5,0+6,0 |              | 1,15                | ---     | 2,89    | 3,46    | 2,78                   | 7,50 | 8,96 | 0,57                           | 2,34 | 3,27 | 3,21 | A             | 1170      |      |
| 2,5+2,5+2,5 |              | 2,30                | 2,30    | 2,30    | ---     | 2,05                   | 6,90 | 7,45 | 0,39                           | 2,22 | 2,58 | 3,11 | B             | 1110      |      |
| 2,5+2,5+3,5 | 2,12         | 2,12                | 2,96    | ---     | 2,15    | 7,20                   | 7,85 | 0,43 | 2,41                           | 2,88 | 2,99 | C    | 1205          |           |      |

# KOELLEN

| BUITENUNIT      | BINNEN-UNITS    | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN KOELLEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|---------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|
|                 |                 | KAMER A             | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                            | NOM. | MAX. |      |               |           |
| 4MKS75E2V1B     | 2,5+2,5+5,0     | 1,88                | 1,88    | 3,74    | ---     | 2,32                   | 750  | 8,34 | 0,46                            | 2,63 | 3,28 | 2,85 | C             | 1315      |
|                 | 2,5+2,5+6,0     | 1,70                | 1,70    | 4,10    | ---     | 2,45                   | 750  | 8,61 | 0,49                            | 2,34 | 3,07 | 3,21 | A             | 1170      |
|                 | 2,5+2,5+7,1     | 1,55                | 1,55    | ---     | 4,40    | 2,58                   | 750  | 8,84 | 0,52                            | 2,32 | 3,17 | 3,23 | A             | 1160      |
|                 | 2,5+3,5+3,5     | 1,98                | 2,76    | 2,76    | ---     | 2,26                   | 750  | 8,20 | 0,46                            | 2,64 | 3,13 | 2,84 | C             | 1320      |
|                 | 2,5+3,5+5,0     | 1,70                | 2,39    | 3,41    | ---     | 2,45                   | 750  | 8,61 | 0,49                            | 2,61 | 3,39 | 2,87 | C             | 1305      |
|                 | 2,5+3,5+6,0     | 1,56                | 2,19    | 3,75    | ---     | 2,57                   | 750  | 8,82 | 0,52                            | 2,32 | 3,10 | 3,23 | A             | 1160      |
|                 | 2,5+3,5+7,1     | 1,43                | 2,00    | ---     | 4,07    | 2,72                   | 750  | 8,98 | 0,54                            | 2,30 | 3,23 | 3,26 | A             | 1150      |
|                 | 2,5+5,0+5,0     | 1,50                | ---     | 3,00    | 3,00    | 2,63                   | 750  | 8,90 | 0,50                            | 2,48 | 3,42 | 3,02 | B             | 1240      |
|                 | 2,5+5,0+6,0     | 1,39                | ---     | 2,78    | 3,33    | 2,78                   | 750  | 9,03 | 0,57                            | 2,31 | 3,37 | 3,25 | A             | 1155      |
|                 | 3,5+3,5+3,5     | 2,50                | 2,50    | 2,50    | ---     | 2,38                   | 750  | 8,49 | 0,48                            | 2,63 | 3,29 | 2,85 | C             | 1315      |
|                 | 3,5+3,5+5,0     | 2,19                | 2,19    | 3,12    | ---     | 2,57                   | 750  | 8,82 | 0,52                            | 2,59 | 3,47 | 2,90 | C             | 1295      |
|                 | 3,5+3,5+6,0     | 2,02                | 2,02    | 3,46    | ---     | 2,71                   | 750  | 8,97 | 0,54                            | 2,30 | 3,12 | 3,26 | A             | 1150      |
|                 | 3,5+5,0+5,0     | 1,94                | ---     | 2,78    | 2,78    | 2,78                   | 750  | 9,03 | 0,57                            | 2,45 | 3,39 | 3,06 | B             | 1225      |
|                 | 2,0+2,0+2,0+2,0 | 1,76                | 1,76    | 1,76    | 1,76    | 2,07                   | 704  | 7,81 | 0,38                            | 2,04 | 2,48 | 3,45 | A             | 1020      |
|                 | 2,0+2,0+2,0+2,5 | 1,69                | 1,69    | 1,69    | 2,13    | 2,19                   | 720  | 8,04 | 0,41                            | 2,12 | 2,60 | 3,40 | A             | 1060      |
|                 | 2,0+2,0+2,0+3,5 | 1,58                | 1,58    | 1,58    | 2,76    | 2,33                   | 750  | 8,27 | 0,44                            | 2,33 | 2,78 | 3,22 | A             | 1165      |
|                 | 2,0+2,0+2,0+5,0 | 1,36                | 1,36    | 1,36    | 3,42    | 2,50                   | 750  | 8,77 | 0,50                            | 2,30 | 3,10 | 3,26 | A             | 1150      |
|                 | 2,0+2,0+2,0+6,0 | 1,25                | 1,25    | 1,25    | 3,75    | 2,65                   | 750  | 9,06 | 0,53                            | 2,17 | 2,98 | 3,46 | A             | 1085      |
|                 | 2,0+2,0+2,0+7,1 | 1,15                | 1,15    | 1,15    | 4,05    | 2,79                   | 750  | 9,23 | 0,56                            | 2,10 | 3,10 | 3,57 | A             | 1050      |
|                 | 2,0+2,0+2,5+2,5 | 1,63                | 1,63    | 2,04    | 2,04    | 2,19                   | 734  | 8,12 | 0,41                            | 2,22 | 2,68 | 3,31 | A             | 1110      |
|                 | 2,0+2,0+2,5+3,5 | 1,50                | 1,50    | 1,88    | 2,62    | 2,33                   | 750  | 8,42 | 0,44                            | 2,31 | 2,85 | 3,25 | A             | 1155      |
|                 | 2,0+2,0+2,5+5,0 | 1,30                | 1,30    | 1,64    | 3,26    | 2,50                   | 750  | 8,85 | 0,50                            | 2,29 | 3,14 | 3,28 | A             | 1145      |
|                 | 2,0+2,0+2,5+6,0 | 1,20                | 1,20    | 1,50    | 3,60    | 2,65                   | 750  | 9,13 | 0,53                            | 2,17 | 3,01 | 3,46 | A             | 1085      |
|                 | 2,0+2,0+3,5+3,5 | 1,36                | 1,36    | 2,39    | 2,39    | 2,45                   | 750  | 8,75 | 0,47                            | 2,30 | 3,05 | 3,26 | A             | 1150      |
|                 | 2,0+2,0+3,5+5,0 | 1,20                | 1,20    | 2,10    | 3,00    | 2,65                   | 750  | 9,14 | 0,53                            | 2,28 | 3,30 | 3,29 | A             | 1140      |
|                 | 2,0+2,0+3,5+6,0 | 1,11                | 1,11    | 1,95    | 3,33    | 2,78                   | 750  | 9,27 | 0,56                            | 2,16 | 3,20 | 3,47 | A             | 1080      |
|                 | 2,0+2,5+2,5+2,5 | 1,59                | 1,97    | 1,97    | 1,97    | 2,32                   | 750  | 8,27 | 0,44                            | 2,32 | 2,78 | 3,23 | A             | 1160      |
|                 | 2,0+2,5+2,5+3,5 | 1,43                | 1,79    | 1,79    | 2,49    | 2,45                   | 750  | 8,56 | 0,47                            | 2,30 | 2,90 | 3,26 | A             | 1150      |
|                 | 2,0+2,5+2,5+5,0 | 1,25                | 1,56    | 1,56    | 3,13    | 2,63                   | 750  | 9,00 | 0,53                            | 2,26 | 3,20 | 3,32 | A             | 1130      |
|                 | 2,0+2,5+2,5+6,0 | 1,15                | 1,44    | 1,44    | 3,47    | 2,78                   | 750  | 9,27 | 0,56                            | 2,15 | 3,18 | 3,49 | A             | 1075      |
|                 | 2,0+2,5+3,5+3,5 | 1,30                | 1,64    | 2,28    | 2,28    | 2,45                   | 750  | 8,88 | 0,47                            | 2,29 | 3,16 | 3,28 | A             | 1145      |
|                 | 2,0+2,5+3,5+5,0 | 1,15                | 1,44    | 2,03    | 2,88    | 2,78                   | 750  | 9,28 | 0,56                            | 2,27 | 3,38 | 3,30 | A             | 1135      |
|                 | 2,0+3,5+3,5+3,5 | 1,20                | 2,10    | 2,10    | 2,10    | 2,59                   | 750  | 9,18 | 0,50                            | 2,29 | 3,40 | 3,28 | A             | 1145      |
| 2,5+2,5+2,5+2,5 | 1,87            | 1,87                | 1,87    | 1,87    | 2,32    | 748                    | 8,41 | 0,44 | 2,30                            | 2,81 | 3,25 | A    | 1150          |           |
| 2,5+2,5+2,5+3,5 | 1,70            | 1,70                | 1,70    | 2,40    | 2,45    | 750                    | 8,76 | 0,47 | 2,30                            | 3,03 | 3,26 | A    | 1150          |           |
| 2,5+2,5+2,5+5,0 | 1,50            | 1,50                | 1,50    | 3,00    | 2,63    | 750                    | 9,14 | 0,53 | 2,25                            | 3,27 | 3,33 | A    | 1125          |           |
| 2,5+2,5+2,5+6,0 | 1,39            | 1,39                | 1,39    | 3,33    | 2,78    | 750                    | 9,27 | 0,55 | 2,15                            | 3,15 | 3,49 | A    | 1075          |           |
| 2,5+2,5+3,5+3,5 | 1,56            | 1,56                | 2,19    | 2,19    | 2,57    | 750                    | 9,01 | 0,49 | 2,28                            | 3,18 | 3,29 | A    | 1140          |           |
| 2,5+2,5+3,5+5,0 | 1,39            | 1,39                | 1,94    | 2,78    | 2,78    | 750                    | 9,28 | 0,56 | 2,40                            | 3,37 | 3,13 | B    | 1200          |           |
| 2,5+3,5+3,5+3,5 | 1,44            | 2,02                | 2,02    | 2,02    | 2,71    | 750                    | 9,24 | 0,53 | 2,27                            | 3,41 | 3,30 | A    | 1135          |           |

Opmerking: Aangesloten op 2,0, 2,5, 3,5 en 5,0 Klasse: wandmodel type D / 6,0, 7,1 Klasse: wandmodel type E

# KOELLEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN KOELLEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |
|-------------|--------------|---------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|---------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|
|             |              | KAMER A             | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                            | NOM. | MAX. |      |               |           |
| 4MKS75E2V1B | 2,0          | 2,00                | ---     | ---     | ---     | 1,65                   | 2,00 | 2,96 | 0,42                            | 0,55 | 0,84 | 3,64 | A             | 275       |
|             | 2,5          | 2,50                | ---     | ---     | ---     | 1,65                   | 2,50 | 3,40 | 0,42                            | 0,70 | 0,97 | 3,57 | A             | 350       |
|             | 3,5          | 3,50                | ---     | ---     | ---     | 1,68                   | 3,50 | 4,75 | 0,42                            | 1,07 | 1,49 | 3,27 | A             | 535       |
|             | 5,0          | ---                 | ---     | 5,00    | ---     | 1,82                   | 5,00 | 5,91 | 0,45                            | 1,63 | 2,05 | 3,07 | B             | 815       |
|             | 6,0          | ---                 | ---     | 6,00    | ---     | 1,90                   | 6,00 | 6,41 | 0,44                            | 2,11 | 2,32 | 2,84 | C             | 1055      |
|             | 7,1          | ---                 | ---     | ---     | 7,10    | 2,01                   | 7,10 | 7,15 | 0,46                            | 2,84 | 2,86 | 2,50 | E             | 1420      |
|             | 2,0+2,0      | 2,00                | 2,00    | ---     | ---     | 1,72                   | 4,00 | 5,16 | 0,37                            | 1,28 | 1,71 | 3,13 | B             | 640       |
|             | 2,0+2,5      | 2,00                | 2,50    | ---     | ---     | 1,82                   | 4,50 | 5,64 | 0,40                            | 1,52 | 1,97 | 2,96 | C             | 760       |
|             | 2,0+3,5      | 2,00                | 3,50    | ---     | ---     | 1,90                   | 5,50 | 6,22 | 0,43                            | 2,08 | 2,48 | 2,64 | D             | 1040      |
|             | 2,0+5,0      | 1,93                | ---     | 4,82    | ---     | 2,14                   | 6,75 | 7,15 | 0,43                            | 2,40 | 2,60 | 2,81 | C             | 1200      |
|             | 2,0+6,0      | 1,77                | ---     | 5,28    | ---     | 2,15                   | 7,05 | 7,43 | 0,43                            | 2,57 | 2,71 | 2,74 | D             | 1285      |
|             | 2,0+7,1      | 1,62                | ---     | ---     | 5,76    | 2,27                   | 7,38 | 7,86 | 0,45                            | 2,76 | 3,06 | 2,67 | D             | 1380      |
|             | 2,5+2,5      | 2,50                | 2,50    | ---     | ---     | 1,82                   | 5,00 | 6,09 | 0,40                            | 1,77 | 2,16 | 2,82 | C             | 885       |
|             | 2,5+3,5      | 2,50                | 3,50    | ---     | ---     | 1,90                   | 6,00 | 6,42 | 0,43                            | 2,44 | 2,62 | 2,46 | E             | 1220      |
|             | 2,5+5,0      | 2,30                | ---     | 4,60    | ---     | 2,05                   | 6,90 | 7,28 | 0,41                            | 2,50 | 2,69 | 2,76 | D             | 1250      |
|             | 2,5+6,0      | 2,12                | ---     | 5,08    | ---     | 2,15                   | 7,20 | 7,62 | 0,42                            | 2,67 | 2,88 | 2,70 | D             | 1335      |
|             | 2,5+7,1      | 1,95                | ---     | ---     | 5,55    | 2,27                   | 7,50 | 7,98 | 0,45                            | 2,86 | 3,18 | 2,62 | D             | 1430      |
|             | 3,5+3,5      | 3,50                | 3,50    | ---     | ---     | 2,02                   | 7,00 | 7,14 | 0,46                            | 3,09 | 3,24 | 2,27 | F             | 1545      |
|             | 3,5+5,0      | 2,96                | ---     | 4,24    | ---     | 2,15                   | 7,20 | 7,63 | 0,44                            | 2,74 | 2,95 | 2,63 | D             | 1370      |
|             | 3,5+6,0      | 2,76                | ---     | 4,74    | ---     | 2,26                   | 7,50 | 7,93 | 0,46                            | 2,92 | 3,13 | 2,57 | E             | 1460      |
|             | 3,5+7,1      | 2,48                | ---     | ---     | 5,02    | 2,39                   | 7,50 | 8,23 | 0,49                            | 2,87 | 3,39 | 2,61 | D             | 1435      |
|             | 5,0+5,0      | ---                 | ---     | 3,75    | 3,75    | 2,32                   | 7,50 | 8,08 | 0,46                            | 2,68 | 3,04 | 2,80 | D             | 1340      |
|             | 5,0+6,0      | ---                 | ---     | 3,41    | 4,09    | 2,45                   | 7,50 | 8,31 | 0,48                            | 2,66 | 3,19 | 2,82 | C             | 1330      |
|             | 5,0+7,1      | ---                 | ---     | 3,10    | 4,40    | 2,58                   | 7,50 | 8,47 | 0,51                            | 2,61 | 3,28 | 2,87 | C             | 1305      |
|             | 6,0+6,0      | ---                 | ---     | 3,75    | 3,75    | 2,57                   | 7,50 | 8,47 | 0,51                            | 2,52 | 3,17 | 2,98 | C             | 1260      |
|             | 6,0+7,1      | ---                 | ---     | 3,44    | 4,06    | 2,72                   | 7,50 | 8,57 | 0,54                            | 2,51 | 3,22 | 2,99 | C             | 1255      |
|             | 2,0+2,0+2,0  | 2,00                | 2,00    | 2,00    | ---     | 1,94                   | 6,00 | 6,71 | 0,37                            | 1,77 | 2,18 | 3,39 | A             | 885       |
|             | 2,0+2,0+2,5  | 2,03                | 2,03    | 2,54    | ---     | 1,98                   | 6,60 | 7,02 | 0,38                            | 2,11 | 2,36 | 3,13 | B             | 1055      |
|             | 2,0+2,0+3,5  | 1,84                | 1,84    | 3,22    | ---     | 2,04                   | 6,90 | 7,45 | 0,40                            | 2,29 | 2,66 | 3,01 | B             | 1145      |
|             | 2,0+2,0+5,0  | 1,63                | 1,63    | 4,09    | ---     | 2,20                   | 7,35 | 7,99 | 0,43                            | 2,37 | 2,80 | 3,10 | B             | 1185      |
|             | 2,0+2,0+6,0  | 1,50                | 1,50    | 4,50    | ---     | 2,33                   | 7,50 | 8,35 | 0,46                            | 2,44 | 3,03 | 3,07 | B             | 1220      |
|             | 2,0+2,0+7,1  | 1,35                | 1,35    | ---     | 4,80    | 2,46                   | 7,50 | 8,65 | 0,48                            | 2,42 | 3,24 | 3,10 | B             | 1210      |
|             | 2,0+2,5+2,5  | 1,93                | 2,41    | 2,41    | ---     | 2,05                   | 6,75 | 7,24 | 0,40                            | 2,20 | 2,52 | 3,07 | B             | 1100      |
| 2,0+2,5+3,5 | 1,76         | 2,22                | 3,07    | ---     | 2,15    | 7,05                   | 7,65 | 0,43 | 2,38                            | 2,82 | 2,96 | C    | 1190          |           |
| 2,0+2,5+5,0 | 1,58         | 1,97                | 3,95    | ---     | 2,32    | 7,50                   | 8,20 | 0,46 | 2,47                            | 2,96 | 3,04 | B    | 1235          |           |
| 2,0+2,5+6,0 | 1,43         | 1,79                | 4,28    | ---     | 2,33    | 7,50                   | 8,55 | 0,46 | 2,44                            | 3,20 | 3,07 | B    | 1220          |           |
| 2,0+2,5+7,1 | 1,29         | 1,62                | ---     | 4,59    | 2,46    | 7,50                   | 8,72 | 0,48 | 2,42                            | 3,30 | 3,10 | B    | 1210          |           |
| 2,0+3,5+3,5 | 1,63         | 2,86                | 2,86    | ---     | 2,15    | 7,35                   | 8,02 | 0,43 | 2,58                            | 3,07 | 2,85 | C    | 1290          |           |



## KOELLEN

| BUIENUNIT       | BINNEN-<br>UNITS | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN KOELLEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-<br>LABEL | JEV (kWu) |      |
|-----------------|------------------|---------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|---------------------------------|------|------|------|-------------------|-----------|------|
|                 |                  | KAMER A             | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                            | NOM. | MAX. |      |                   |           |      |
| 4MKS75E2V1B     | 2,0+3,5+5,0      | 143                 | 250     | 357     | ---     | 2,33                   | 750  | 8,55 | 0,46                            | 2,47 | 3,23 | 3,04 | B                 | 1235      |      |
|                 | 2,0+3,5+6,0      | 130                 | 229     | 391     | ---     | 2,45                   | 750  | 8,70 | 0,49                            | 2,45 | 3,31 | 3,06 | B                 | 1225      |      |
|                 | 2,0+3,5+7,1      | 119                 | 208     | ---     | 4,23    | 2,60                   | 750  | 8,92 | 0,52                            | 2,44 | 3,47 | 3,07 | B                 | 1220      |      |
|                 | 2,0+5,0+5,0      | 124                 | ---     | 313     | 313     | 1,65                   | 200  | 2,96 | 0,51                            | 2,31 | 3,17 | 3,25 | A                 | 1155      |      |
|                 | 2,0+5,0+6,0      | 115                 | ---     | 2,89    | 3,46    | 1,65                   | 250  | 3,40 | 0,57                            | 2,29 | 3,25 | 3,28 | A                 | 1145      |      |
|                 | 2,5+2,5+2,5      | 230                 | 230     | 230     | ---     | 1,68                   | 350  | 4,75 | 0,39                            | 2,29 | 2,66 | 3,01 | B                 | 1145      |      |
|                 | 2,5+2,5+3,5      | 212                 | 212     | 2,96    | ---     | 1,82                   | 500  | 5,91 | 0,43                            | 2,49 | 2,97 | 2,89 | C                 | 1245      |      |
|                 | 2,5+2,5+5,0      | 188                 | 188     | 3,74    | ---     | 1,90                   | 600  | 6,41 | 0,46                            | 2,47 | 3,06 | 3,04 | B                 | 1235      |      |
|                 | 2,5+2,5+6,0      | 170                 | 170     | 410     | ---     | 2,01                   | 710  | 7,15 | 0,49                            | 2,45 | 3,25 | 3,06 | B                 | 1225      |      |
|                 | 2,5+2,5+7,1      | 155                 | 155     | ---     | 4,40    | 1,72                   | 400  | 5,16 | 0,52                            | 2,44 | 3,41 | 3,07 | B                 | 1220      |      |
|                 | 2,5+3,5+3,5      | 198                 | 2,76    | 2,76    | ---     | 1,82                   | 450  | 5,64 | 0,46                            | 2,72 | 3,23 | 2,76 | D                 | 1360      |      |
|                 | 2,5+3,5+5,0      | 170                 | 2,39    | 3,41    | ---     | 1,90                   | 550  | 6,22 | 0,49                            | 2,47 | 3,28 | 3,04 | B                 | 1235      |      |
|                 | 2,5+3,5+6,0      | 156                 | 2,19    | 3,75    | ---     | 2,14                   | 6,75 | 7,15 | 0,52                            | 2,45 | 3,42 | 3,06 | B                 | 1225      |      |
|                 | 2,5+3,5+7,1      | 143                 | 2,00    | ---     | 4,07    | 2,15                   | 705  | 7,43 | 0,54                            | 2,44 | 3,53 | 3,07 | B                 | 1220      |      |
|                 | 2,5+5,0+5,0      | 150                 | ---     | 3,00    | 3,00    | 2,27                   | 738  | 7,86 | 0,50                            | 2,31 | 3,22 | 3,25 | A                 | 1155      |      |
|                 | 2,5+5,0+6,0      | 139                 | ---     | 2,78    | 3,33    | 1,82                   | 500  | 6,09 | 0,57                            | 2,29 | 3,30 | 3,28 | A                 | 1145      |      |
|                 | 3,5+3,5+3,5      | 250                 | 2,50    | 2,50    | ---     | 1,90                   | 600  | 6,42 | 0,48                            | 2,72 | 3,39 | 2,76 | D                 | 1360      |      |
|                 | 3,5+3,5+5,0      | 219                 | 2,19    | 3,12    | ---     | 2,05                   | 6,90 | 7,28 | 0,52                            | 2,47 | 3,45 | 3,04 | B                 | 1235      |      |
|                 | 3,5+3,5+6,0      | 202                 | 2,02    | 3,46    | ---     | 2,15                   | 720  | 7,62 | 0,54                            | 2,45 | 3,54 | 3,06 | B                 | 1225      |      |
|                 | 3,5+5,0+5,0      | 194                 | ---     | 2,78    | 2,78    | 2,27                   | 750  | 7,98 | 0,57                            | 2,31 | 3,33 | 3,25 | A                 | 1155      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,0+2,0  | 176                 | 1,76    | 1,76    | 1,76    | 2,02                   | 700  | 7,14 | 0,38                            | 2,11 | 2,56 | 3,34 | A                 | 1055      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,0+2,5  | 169                 | 1,69    | 1,69    | 1,69    | 2,13                   | 720  | 7,63 | 0,41                            | 2,19 | 2,71 | 3,29 | A                 | 1095      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,0+3,5  | 158                 | 1,58    | 1,58    | 1,58    | 2,26                   | 750  | 7,93 | 0,44                            | 2,38 | 2,87 | 3,15 | B                 | 1190      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,0+5,0  | 136                 | 1,36    | 1,36    | 1,36    | 3,42                   | 2,39 | 750  | 8,23                            | 0,50 | 2,25 | 2,97 | 3,33              | A         | 1125 |
|                 | 2,0+2,0+2,0+6,0  | 125                 | 1,25    | 1,25    | 1,25    | 3,75                   | 2,32 | 750  | 8,08                            | 0,53 | 2,22 | 3,17 | 3,38              | A         | 1110 |
|                 | 2,0+2,0+2,0+7,1  | 115                 | 1,15    | 1,15    | 4,05    | 2,45                   | 750  | 8,31 | 0,56                            | 2,17 | 3,27 | 3,46 | A                 | 1085      |      |
|                 | 4MKS75E2V1B      | 2,0+2,0+2,5+2,5     | 163     | 1,63    | 2,04    | 2,04                   | 2,58 | 750  | 8,47                            | 0,41 | 2,29 | 2,77 | 3,21              | A         | 1145 |
| 2,0+2,0+2,5+3,5 |                  | 150                 | 1,50    | 1,88    | 2,62    | 2,57                   | 750  | 8,47 | 0,44                            | 2,38 | 2,97 | 3,15 | B                 | 1190      |      |
| 2,0+2,0+2,5+5,0 |                  | 130                 | 1,30    | 1,64    | 3,26    | 2,72                   | 750  | 8,57 | 0,50                            | 2,25 | 3,02 | 3,33 | A                 | 1125      |      |
| 2,0+2,0+2,5+6,0 |                  | 120                 | 1,20    | 1,50    | 3,60    | 1,94                   | 600  | 6,71 | 0,53                            | 2,22 | 3,22 | 3,38 | A                 | 1110      |      |
| 2,0+2,0+3,5+3,5 |                  | 136                 | 1,36    | 2,39    | 2,39    | 1,98                   | 660  | 7,02 | 0,47                            | 2,38 | 3,24 | 3,15 | B                 | 1190      |      |
| 2,0+2,0+3,5+5,0 |                  | 120                 | 1,20    | 2,10    | 3,00    | 2,04                   | 690  | 7,45 | 0,53                            | 2,23 | 3,24 | 3,36 | A                 | 1115      |      |
| 2,0+2,0+3,5+6,0 |                  | 111                 | 1,11    | 1,95    | 3,33    | 2,20                   | 735  | 7,99 | 0,56                            | 2,22 | 3,33 | 3,38 | A                 | 1110      |      |
| 2,0+2,5+2,5+2,5 |                  | 159                 | 1,59    | 1,97    | 1,97    | 2,33                   | 750  | 8,35 | 0,44                            | 2,39 | 2,87 | 3,14 | B                 | 1195      |      |
| 2,0+2,5+2,5+3,5 |                  | 143                 | 1,43    | 1,79    | 2,49    | 2,46                   | 750  | 8,65 | 0,47                            | 2,38 | 3,08 | 3,15 | B                 | 1190      |      |
| 2,0+2,5+2,5+5,0 |                  | 125                 | 1,25    | 1,56    | 3,13    | 2,05                   | 6,75 | 7,24 | 0,53                            | 2,23 | 3,13 | 3,36 | A                 | 1115      |      |
| 2,0+2,5+2,5+6,0 |                  | 115                 | 1,14    | 1,44    | 3,47    | 2,15                   | 705  | 7,65 | 0,56                            | 2,22 | 3,33 | 3,38 | A                 | 1110      |      |
| 2,0+2,5+3,5+3,5 |                  | 130                 | 1,64    | 2,28    | 2,28    | 2,32                   | 750  | 8,20 | 0,47                            | 2,38 | 3,35 | 3,15 | B                 | 1190      |      |
| 2,0+2,5+3,5+5,0 |                  | 115                 | 1,44    | 2,03    | 2,88    | 2,33                   | 750  | 8,55 | 0,56                            | 2,23 | 3,35 | 3,36 | A                 | 1115      |      |
| 2,0+3,5+3,5+3,5 |                  | 120                 | 2,10    | 2,10    | 2,10    | 2,46                   | 750  | 8,72 | 0,50                            | 2,38 | 3,58 | 3,15 | B                 | 1190      |      |
| 2,5+2,5+2,5+2,5 |                  | 187                 | 1,87    | 1,87    | 1,87    | 2,15                   | 725  | 8,02 | 0,44                            | 2,33 | 2,97 | 3,21 | A                 | 1165      |      |
| 2,5+2,5+2,5+3,5 |                  | 170                 | 1,70    | 1,70    | 2,40    | 2,33                   | 750  | 8,55 | 0,47                            | 2,38 | 3,24 | 3,15 | B                 | 1190      |      |
| 2,5+2,5+2,5+5,0 |                  | 150                 | 1,50    | 1,50    | 3,00    | 2,45                   | 750  | 8,70 | 0,53                            | 2,23 | 3,24 | 3,36 | A                 | 1115      |      |
| 2,5+2,5+2,5+6,0 |                  | 139                 | 1,39    | 1,39    | 3,33    | 2,60                   | 750  | 8,92 | 0,55                            | 2,22 | 3,33 | 3,38 | A                 | 1110      |      |
| 2,5+2,5+3,5+3,5 |                  | 156                 | 1,56    | 2,19    | 2,19    | 2,57                   | 750  | 9,01 | 0,49                            | 2,36 | 3,43 | 3,18 | B                 | 1180      |      |
| 2,5+2,5+3,5+5,0 |                  | 139                 | 1,39    | 1,94    | 2,78    | 2,78                   | 750  | 9,28 | 0,56                            | 2,23 | 3,34 | 3,36 | A                 | 1115      |      |
| 2,5+3,5+3,5+3,5 |                  | 144                 | 2,02    | 2,02    | 2,02    | 2,71                   | 750  | 9,24 | 0,53                            | 2,38 | 3,63 | 3,15 | B                 | 1190      |      |

Opmerking: Aangesloten op 2,0, 2,5, 3,5 klasse: wandmodel type C / 5,0, 6,0, 7,1 klasse: wandmodel type E

## KOELLEN

| BUIENUNIT   | BINNEN-<br>UNITS | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN KOELLEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-<br>LABEL | JEV (kWu) |      |
|-------------|------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|---------------------------------|------|------|------|-------------------|-----------|------|
|             |                  | KAMER A             | KAMER B | KAMER C | KAMER D | KAMER E | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                            | NOM. | MAX. |      |                   |           |      |
| 5MKS90E7V3B | 2,0              | 2,00                | ---     | ---     | ---     | ---     | 1,72                   | 200  | 3,03 | 0,41                            | 0,59 | 1,05 | 3,39 | A                 | 295       |      |
|             | 2,5              | 2,50                | ---     | ---     | ---     | ---     | 1,79                   | 250  | 3,54 | 0,45                            | 0,74 | 1,25 | 3,38 | A                 | 370       |      |
|             | 3,5              | 3,50                | ---     | ---     | ---     | ---     | 1,83                   | 350  | 4,68 | 0,45                            | 1,17 | 1,46 | 2,99 | C                 | 585       |      |
|             | 5,0              | 5,00                | ---     | ---     | ---     | ---     | 1,98                   | 500  | 5,65 | 0,46                            | 1,59 | 1,83 | 3,14 | B                 | 795       |      |
|             | 6,0              | 6,00                | ---     | ---     | ---     | ---     | 2,08                   | 600  | 6,60 | 0,43                            | 1,97 | 2,39 | 3,05 | B                 | 985       |      |
|             | 7,1              | 7,10                | ---     | ---     | ---     | ---     | 2,18                   | 710  | 7,26 | 0,46                            | 2,66 | 2,78 | 2,67 | D                 | 1330      |      |
|             | 2,0+2,0          | 2,00                | 2,00    | ---     | ---     | ---     | 1,88                   | 400  | 5,16 | 0,46                            | 1,17 | 1,78 | 3,42 | A                 | 585       |      |
|             | 2,0+2,5          | 2,00                | 2,50    | ---     | ---     | ---     | 1,93                   | 450  | 5,57 | 0,43                            | 1,33 | 1,78 | 3,38 | A                 | 665       |      |
|             | 2,0+3,5          | 2,00                | 3,50    | ---     | ---     | ---     | 2,03                   | 550  | 6,18 | 0,43                            | 1,78 | 2,07 | 3,09 | B                 | 890       |      |
|             | 2,0+5,0          | 2,00                | 5,00    | ---     | ---     | ---     | 2,18                   | 700  | 7,31 | 0,47                            | 2,32 | 2,55 | 3,02 | B                 | 1160      |      |
|             | 2,0+6,0          | 1,86                | 5,56    | ---     | ---     | ---     | 2,30                   | 742  | 7,96 | 0,50                            | 2,55 | 2,97 | 2,91 | C                 | 1275      |      |
|             | 2,0+7,1          | 1,71                | 6,09    | ---     | ---     | ---     | 2,45                   | 780  | 8,22 | 0,53                            | 2,85 | 3,10 | 2,74 | D                 | 1425      |      |
|             | 2,5+2,5          | 2,50                | 2,50    | ---     | ---     | ---     | 1,98                   | 500  | 6,02 | 0,43                            | 1,42 | 1,97 | 3,52 | A                 | 710       |      |
|             | 2,5+3,5          | 2,50                | 3,50    | ---     | ---     | ---     | 2,08                   | 600  | 6,60 | 0,43                            | 1,97 | 2,33 | 3,05 | B                 | 985       |      |
|             | 2,5+5,0          | 2,41                | 4,83    | ---     | ---     | ---     | 2,24                   | 724  | 7,64 | 0,47                            | 2,49 | 2,72 | 2,91 | C                 | 1245      |      |
|             | 2,5+6,0          | 2,23                | 5,36    | ---     | ---     | ---     | 2,37                   | 759  | 8,03 | 0,50                            | 2,67 | 2,97 | 2,84 | C                 | 1335      |      |
|             | 2,5+7,1          | 2,08                | 5,90    | ---     | ---     | ---     | 2,51                   | 798  | 8,22 | 0,53                            | 2,98 | 3,10 | 2,68 | D                 | 1490      |      |
|             | 3,5+3,5          | 3,50                | 3,50    | ---     | ---     | ---     | 2,18                   | 700  | 7,27 | 0,46                            | 2,61 | 2,78 | 2,68 | D                 | 1305      |      |
|             | 3,5+5,0          | 3,13                | 4,46    | ---     | ---     | ---     | 2,37                   | 759  | 8,01 | 0,50                            | 2,73 | 2,97 | 2,78 | D                 | 1365      |      |
|             | 3,5+6,0          | 2,93                | 5,01    | ---     | ---     | ---     | 2,50                   | 794  | 8,21 | 0,53                            | 2,91 | 3,10 | 2,73 | D                 | 1455      |      |
|             | 3,5+7,1          | 2,75                | 5,58    | ---     | ---     | ---     | 2,64                   | 833  | 8,41 | 0,57                            | 3,24 | 3,29 | 2,57 | E                 | 1620      |      |
|             | 5,0+5,0          | 4,06                | 4,06    | ---     | ---     | ---     | 2,57                   | 812  | 8,76 | 0,54                            | 2,72 | 3,18 | 2,99 | C                 | 1360      |      |
|             | 5,0+6,0          | 3,85                | 4,62    | ---     | ---     | ---     | 2,70                   | 847  | 8,79 | 0,57                            | 2,98 | 3,19 | 2,84 | C                 | 1490      |      |
|             | 5,0+7,1          | 3,66                | 5,20    | ---     | ---     | ---     | 2,84                   | 886  | 8,99 | 0,60                            | 3,26 | 3,33 | 2,72 | D                 | 1630      |      |
|             | 6,0+6,0          | 4,41                | 4,41    | ---     | ---     | ---     | 2,83                   | 882  | 9,00 | 0,60                            | 3,19 | 3,33 | 2,76 | D                 | 1595      |      |
|             | 6,0+7,1          | 4,12                | 4,88    | ---     | ---     | ---     | 2,97                   | 900  | 9,02 | 0,64                            | 3,26 | 3,33 | 2,76 | D                 | 1630      |      |
|             | 7,1+7,1          | 4,50                | 4,50    | ---     | ---     | ---     | 3,12                   | 900  | 9,04 | 0,64                            | 3,20 | 3,34 | 2,81 | C                 | 1600      |      |
|             | 5MKS90E7V3B      | 2,0+2,0+2,0         | 2,00    | 2,00    | 2,00    | ---     | ---                    | 2,08 | 600  | 6,63                            | 0,47 | 1,75 | 2,05 | 3,43              | A         | 875  |
|             |                  | 2,0+2,0+2,5         | 2,00    | 2,00    | 2,50    | ---     | ---                    | 2,13 | 650  | 6,97                            | 0,47 | 2,00 | 2,27 | 3,25              | A         | 1000 |
| 2,0+2,0+3,5 |                  | 1,93                | 1,93    | 3,38    | ---     | ---     | 2,24                   | 724  | 7,64 | 0,47                            | 2,44 | 2,73 | 2,97 | C                 | 1220      |      |
| 2,0+2,0+5,0 |                  | 1,72                | 1,72    | 4,33    | ---     | ---     | 2,43                   | 777  | 8,53 | 0,51                            | 2,48 | 2,99 | 3,13 | B                 | 1240      |      |

# KOELEN

| BUITENUNIT      | BINNEN-UNITS | KOELECAPACITEIT (KW) |         |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |       |       | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |      |        | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |
|-----------------|--------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------|-------|-------|--------------------------------|------|--------|------|---------------|-----------|
|                 |              | KAMER A              | KAMER B | KAMER C | KAMER D | KAMER E | MIN.                   | NOM.  | MAX.  | MIN.                           | NOM. | MAX.   |      |               |           |
| 5MKS90E7V3B     | 2,0+2,0+6,0  | 162                  | 162     | 4,88    | ---     | ---     | 2,57                   | 812   | 8,84  | 0,54                           | 2,73 | 3,19   | 2,97 | C             | 1365      |
|                 | 2,0+2,0+7,1  | 153                  | 153     | 5,45    | ---     | ---     | 2,71                   | 851   | 9,03  | 0,57                           | 2,99 | 3,34   | 2,85 | C             | 1495      |
|                 | 2,0+2,5+2,5  | 2,00                 | 2,50    | 2,50    | ---     | ---     | 2,18                   | 700   | 7,31  | 0,47                           | 2,32 | 2,49   | 3,02 | B             | 1160      |
|                 | 2,0+2,5+3,5  | 186                  | 2,32    | 3,24    | ---     | ---     | 2,30                   | 742   | 7,96  | 0,50                           | 2,55 | 2,91   | 2,91 | C             | 1275      |
|                 | 2,0+2,5+5,0  | 167                  | 2,09    | 4,18    | ---     | ---     | 2,50                   | 794   | 8,78  | 0,54                           | 2,60 | 3,19   | 3,05 | B             | 1300      |
|                 | 2,0+2,5+6,0  | 158                  | 1,98    | 4,74    | ---     | ---     | 2,63                   | 830   | 8,84  | 0,54                           | 2,86 | 3,19   | 2,90 | C             | 1430      |
|                 | 2,0+2,5+7,1  | 150                  | 1,87    | 5,31    | ---     | ---     | 2,78                   | 868   | 9,03  | 0,57                           | 3,13 | 3,34   | 2,77 | D             | 1565      |
|                 | 2,0+3,5+3,5  | 173                  | 3,02    | 3,02    | ---     | ---     | 2,43                   | 777   | 8,23  | 0,53                           | 2,79 | 3,11   | 2,78 | D             | 1395      |
|                 | 2,0+3,5+5,0  | 158                  | 2,77    | 3,95    | ---     | ---     | 2,63                   | 830   | 8,81  | 0,54                           | 2,86 | 3,19   | 2,90 | C             | 1430      |
|                 | 2,0+3,5+6,0  | 150                  | 2,63    | 4,52    | ---     | ---     | 2,76                   | 865   | 9,02  | 0,57                           | 3,06 | 3,33   | 2,83 | C             | 1530      |
|                 | 2,0+3,5+7,1  | 143                  | 2,50    | 5,07    | ---     | ---     | 2,91                   | 900   | 9,04  | 0,60                           | 3,34 | 3,39   | 2,69 | D             | 1670      |
|                 | 2,0+5,0+5,0  | 146                  | 3,68    | 3,68    | ---     | ---     | 2,83                   | 882   | 9,57  | 0,58                           | 2,85 | 3,42   | 3,09 | B             | 1425      |
|                 | 2,0+5,0+6,0  | 139                  | 3,46    | 4,15    | ---     | ---     | 2,96                   | 900   | 9,61  | 0,61                           | 2,92 | 3,42   | 3,08 | B             | 1460      |
|                 | 2,0+5,0+7,1  | 128                  | 3,19    | 4,53    | ---     | ---     | 3,10                   | 900   | 9,63  | 0,64                           | 2,86 | 3,43   | 3,15 | B             | 1430      |
|                 | 2,0+6,0+6,0  | 128                  | 3,86    | 3,86    | ---     | ---     | 3,09                   | 900   | 9,64  | 0,64                           | 2,86 | 3,43   | 3,15 | B             | 1430      |
|                 | 2,0+6,0+7,1  | 119                  | 3,58    | 4,23    | ---     | ---     | 3,23                   | 900   | 10,10 | 0,64                           | 2,79 | 3,97   | 3,23 | A             | 1395      |
|                 | 2,5+2,5+2,5  | 2,41                 | 2,41    | 2,41    | ---     | ---     | 2,24                   | 723   | 7,64  | 0,47                           | 2,43 | 2,73   | 2,98 | C             | 1215      |
|                 | 2,5+2,5+3,5  | 2,23                 | 2,23    | 3,13    | ---     | ---     | 2,37                   | 759   | 8,05  | 0,50                           | 2,67 | 2,98   | 2,84 | C             | 1335      |
|                 | 2,5+2,5+5,0  | 2,03                 | 2,03    | 4,06    | ---     | ---     | 2,57                   | 812   | 8,80  | 0,54                           | 2,73 | 3,19   | 2,97 | C             | 1365      |
|                 | 2,5+2,5+6,0  | 193                  | 1,93    | 4,61    | ---     | ---     | 2,70                   | 847   | 8,84  | 0,57                           | 2,92 | 3,19   | 2,90 | C             | 1460      |
|                 | 2,5+2,5+7,1  | 183                  | 1,83    | 5,20    | ---     | ---     | 2,84                   | 886   | 9,03  | 0,60                           | 3,27 | 3,34   | 2,72 | D             | 1635      |
|                 | 2,5+3,5+3,5  | 2,08                 | 2,93    | 2,93    | ---     | ---     | 2,50                   | 794   | 8,23  | 0,53                           | 2,92 | 3,11   | 2,71 | D             | 1460      |
|                 | 2,5+3,5+5,0  | 193                  | 2,70    | 3,84    | ---     | ---     | 2,70                   | 847   | 8,81  | 0,57                           | 2,99 | 3,19   | 2,83 | C             | 1495      |
|                 | 2,5+3,5+6,0  | 184                  | 2,57    | 4,41    | ---     | ---     | 2,83                   | 882   | 9,02  | 0,60                           | 3,19 | 3,33   | 2,76 | D             | 1595      |
|                 | 2,5+3,5+7,1  | 172                  | 2,40    | 4,88    | ---     | ---     | 2,97                   | 900   | 9,04  | 0,60                           | 3,34 | 3,39   | 2,69 | D             | 1670      |
|                 | 2,5+5,0+5,0  | 180                  | 3,60    | 3,60    | ---     | ---     | 2,89                   | 900   | 9,57  | 0,61                           | 2,99 | 3,42   | 3,01 | B             | 1495      |
|                 | 2,5+5,0+6,0  | 167                  | 3,33    | 4,00    | ---     | ---     | 3,02                   | 900   | 9,61  | 0,61                           | 2,99 | 3,42   | 3,01 | B             | 1495      |
|                 | 2,5+5,0+7,1  | 154                  | 3,08    | 4,38    | ---     | ---     | 3,17                   | 900   | 9,63  | 0,64                           | 2,92 | 3,43   | 3,08 | B             | 1460      |
|                 | 2,5+6,0+6,0  | 156                  | 3,72    | 3,72    | ---     | ---     | 3,16                   | 900   | 9,64  | 0,64                           | 2,93 | 3,43   | 3,07 | B             | 1465      |
|                 | 2,5+6,0+7,1  | 144                  | 3,46    | 4,10    | ---     | ---     | 3,30                   | 900   | 10,10 | 0,67                           | 2,86 | 3,97   | 3,15 | B             | 1430      |
|                 | 3,5+3,5+3,5  | 2,77                 | 2,77    | 2,77    | ---     | ---     | 2,63                   | 831   | 8,35  | 0,57                           | 3,17 | 3,24   | 2,62 | D             | 1585      |
|                 | 3,5+3,5+5,0  | 2,57                 | 2,57    | 3,68    | ---     | ---     | 2,83                   | 882   | 8,99  | 0,60                           | 3,26 | 3,33   | 2,71 | D             | 1630      |
| 3,5+3,5+6,0     | 2,42         | 2,42                 | 4,16    | ---     | ---     | 2,96    | 900                    | 9,03  | 0,60  | 3,26                           | 3,33 | 2,76   | D    | 1630          |           |
| 3,5+3,5+7,1     | 2,23         | 2,23                 | 4,54    | ---     | ---     | 3,10    | 900                    | 9,05  | 0,64  | 3,20                           | 3,34 | 2,81   | C    | 1600          |           |
| 3,5+5,0+5,0     | 2,34         | 3,33                 | 3,33    | ---     | ---     | 3,02    | 900                    | 9,58  | 0,61  | 2,99                           | 3,42 | 3,01   | B    | 1495          |           |
| 3,5+5,0+6,0     | 2,18         | 3,10                 | 3,72    | ---     | ---     | 3,16    | 900                    | 9,62  | 0,64  | 2,99                           | 3,43 | 3,01   | B    | 1495          |           |
| 3,5+5,0+7,1     | 2,02         | 2,88                 | 4,10    | ---     | ---     | 3,30    | 900                    | 10,07 | 0,67  | 2,93                           | 3,97 | 3,07   | B    | 1465          |           |
| 3,5+6,0+6,0     | 2,04         | 3,48                 | 3,48    | ---     | ---     | 3,29    | 900                    | 10,08 | 0,67  | 2,93                           | 3,97 | 3,07   | B    | 1465          |           |
| 5,0+5,0+5,0     | 3,00         | 3,00                 | 3,00    | ---     | ---     | 3,22    | 900                    | 10,45 | 0,64  | 2,70                           | 3,83 | 3,33   | A    | 1350          |           |
| 2,0+2,0+2,0+2,0 | 186          | 186                  | 186     | ---     | ---     | 2,30    | 744                    | 7,96  | 0,51  | 2,13                           | 2,42 | 3,49   | A    | 1065          |           |
| 2,0+2,0+2,0+2,5 | 179          | 179                  | 179     | 2,22    | ---     | 2,37    | 759                    | 8,25  | 0,51  | 2,25                           | 2,61 | 3,37   | A    | 1125          |           |
| 2,0+2,0+2,0+3,5 | 167          | 167                  | 167     | 2,93    | ---     | 2,50    | 794                    | 8,78  | 0,54  | 2,42                           | 2,99 | 3,28   | A    | 1210          |           |
| 2,0+2,0+2,0+5,0 | 154          | 154                  | 154     | 3,85    | ---     | 2,70    | 847                    | 9,44  | 0,55  | 2,59                           | 3,28 | 3,27   | A    | 1295          |           |
| 2,0+2,0+2,0+6,0 | 147          | 147                  | 147     | 4,41    | ---     | 2,83    | 882                    | 9,65  | 0,58  | 2,86                           | 3,43 | 3,08   | B    | 1430          |           |
| 2,0+2,0+2,0+7,1 | 137          | 137                  | 137     | 4,89    | ---     | 2,97    | 900                    | 9,68  | 0,61  | 2,93                           | 3,44 | 3,07   | B    | 1465          |           |
| 2,0+2,0+2,5+2,5 | 173          | 173                  | 2,16    | 2,16    | ---     | 2,43    | 778                    | 8,53  | 0,51  | 2,30                           | 2,79 | 3,38   | A    | 1150          |           |
| 2,0+2,0+2,5+3,5 | 162          | 162                  | 2,03    | 2,85    | ---     | 2,57    | 812                    | 8,86  | 0,54  | 2,67                           | 3,20 | 3,04   | B    | 1335          |           |
| 2,0+2,0+2,5+5,0 | 150          | 150                  | 1,88    | 3,77    | ---     | 2,76    | 865                    | 9,62  | 0,58  | 2,72                           | 3,43 | 3,18   | B    | 1360          |           |
| 2,0+2,0+2,5+6,0 | 144          | 144                  | 1,80    | 4,32    | ---     | 2,89    | 900                    | 9,65  | 0,58  | 3,00                           | 3,43 | 3,00   | C    | 1500          |           |
| 2,0+2,0+2,5+7,1 | 132          | 132                  | 1,65    | 4,71    | ---     | 3,04    | 900                    | 9,68  | 0,61  | 2,93                           | 3,44 | 3,07   | B    | 1465          |           |
| 2,0+2,0+3,5+3,5 | 154          | 154                  | 2,70    | 2,70    | ---     | 2,70    | 848                    | 8,86  | 0,57  | 2,93                           | 3,20 | 2,89   | C    | 1465          |           |
| 2,0+2,0+3,5+5,0 | 144          | 144                  | 2,52    | 3,60    | ---     | 2,89    | 900                    | 9,63  | 0,58  | 2,99                           | 3,43 | 3,01   | B    | 1495          |           |
| 2,0+2,0+3,5+6,0 | 133          | 133                  | 2,34    | 4,00    | ---     | 3,02    | 900                    | 9,66  | 0,61  | 2,86                           | 3,43 | 3,15   | B    | 1430          |           |
| 2,0+2,0+3,5+7,1 | 123          | 123                  | 2,16    | 4,38    | ---     | 3,17    | 900                    | 9,68  | 0,64  | 2,79                           | 3,44 | 3,23   | A    | 1395          |           |
| 2,0+2,0+5,0+5,0 | 129          | 129                  | 3,21    | 3,21    | ---     | 3,09    | 900                    | 10,22 | 0,61  | 2,64                           | 3,52 | 3,41   | A    | 1320          |           |
| 2,0+2,0+5,0+6,0 | 120          | 120                  | 3,00    | 3,60    | ---     | 3,22    | 900                    | 10,45 | 0,64  | 2,64                           | 3,77 | 3,41   | A    | 1320          |           |
| 2,0+2,5+2,5+2,5 | 167          | 2,09                 | 2,09    | 2,09    | ---     | 2,50    | 794                    | 8,78  | 0,54  | 2,42                           | 2,99 | 3,28   | A    | 1210          |           |
| 2,0+2,5+2,5+3,5 | 157          | 1,98                 | 1,98    | 2,77    | ---     | 2,63    | 830                    | 8,86  | 0,54  | 2,80                           | 3,20 | 2,96   | C    | 1400          |           |
| 2,0+2,5+2,5+5,0 | 146          | 1,84                 | 1,84    | 3,68    | ---     | 2,83    | 882                    | 9,62  | 0,58  | 2,86                           | 3,43 | 3,08   | B    | 1430          |           |
| 2,0+2,5+2,5+6,0 | 139          | 1,73                 | 1,73    | 4,15    | ---     | 2,96    | 900                    | 9,65  | 0,61  | 2,93                           | 3,43 | 3,07   | B    | 1465          |           |
| 2,0+2,5+2,5+7,1 | 127          | 1,60                 | 1,60    | 4,53    | ---     | 3,10    | 900                    | 9,68  | 0,64  | 2,79                           | 3,44 | 3,23   | A    | 1395          |           |
| 2,0+2,5+3,5+3,5 | 150          | 1,89                 | 2,63    | 2,63    | ---     | 2,76    | 865                    | 9,04  | 0,57  | 3,06                           | 3,34 | 2,83   | C    | 1530          |           |
| 2,0+2,5+3,5+5,0 | 139          | 1,73                 | 2,42    | 3,46    | ---     | 2,96    | 900                    | 9,63  | 0,61  | 2,99                           | 3,43 | 3,01   | B    | 1495          |           |
| 2,0+2,5+3,5+6,0 | 128          | 1,61                 | 2,25    | 3,86    | ---     | 3,09    | 900                    | 9,66  | 0,64  | 2,86                           | 3,43 | 3,15   | B    | 1430          |           |
| 2,0+2,5+3,5+7,1 | 119          | 1,49                 | 2,09    | 4,23    | ---     | 3,23    | 900                    | 10,12 | 0,64  | 2,79                           | 3,98 | 3,23   | A    | 1395          |           |
| 2,0+2,5+5,0+5,0 | 125          | 1,55                 | 3,10    | 3,10    | ---     | 3,16    | 900                    | 10,22 | 0,61  | 2,64                           | 3,52 | 3,41   | A    | 1320          |           |
| 2,0+2,5+5,0+6,0 | 117          | 1,45                 | 2,90    | 3,48    | ---     | 3,29    | 900                    | 10,49 | 0,64  | 2,64                           | 3,77 | 3,41   | A    | 1320          |           |
| 2,0+3,5+3,5+3,5 | 144          | 2,52                 | 2,52    | 2,52    | ---     | 2,89    | 900                    | 9,05  | 0,60  | 3,34                           | 3,39 | 2,69   | D    | 1670          |           |
| 2,0+3,5+3,5+5,0 | 129          | 2,25                 | 2,25    | 3,21    | ---     | 3,09    | 900                    | 9,63  | 0,64  | 2,99                           | 3,43 | 3,01   | B    | 1495          |           |
| 2,0+3,5+3,5+6,0 | 120          | 2,10                 | 2,10    | 3,60    | ---     | 3,22    | 900                    | 10,10 | 0,64  | 2,86                           | 3,97 | 3,15   | B    | 1430          |           |
| 2,0+3,5+5,0+5,0 | 117          | 2,03                 | 2,90    | 2,90    | ---     | 3,29    | 900                    | 10,49 | 0,64  | 2,64                           | 3,84 | 3,41   | A    | 1320          |           |
| 2,5+2,5+2,5+2,5 | 2,03         | 2,03                 | 2,03    | 2,03    | ---     | 2,57    | 812                    | 8,85  | 0,54  | 2,67                           | 3,19 | 3,04   | B    | 1335          |           |
| 2,5+2,5+2,5+3,5 | 193          | 1,93                 | 1,93    | 2,68    | ---     | 2,70    | 847                    | 8,86  | 0,57  | 2,93                           | 3,20 | 2,89   | C    | 1465          |           |
| 2,5+2,5+2,5+5,0 | 180          | 1,80                 | 1,80    | 3,60    | ---     | 2,89    | 900                    | 9,62  | 0,58  | 2,99                           | 3,43 | 3,01   | B    | 1495          |           |
| 2,5+2,5+2,5+6,0 | 167          | 1,67                 | 1,67    | 3,99    | ---     | 3,02    | 900                    | 9,65  | 0,61  | 2,93                           | 3,43 | 3,07   | B    | 1465          |           |
| 2,5+2,5+2,5+7,1 | 154          | 1,54                 | 1,54    | 4,38    | ---     | 3,17    | 900                    | 9,68  | 0,64  | 2,79                           | 3,44 | 3,23   | A    | 1395          |           |
| 2,5+2,5+3,5+3,5 | 184          | 1,84                 | 2,57    | 2,57    | ---     | 2,83    | 882                    | 9,04  | 0,60  | 3,20                           | 3,34 | 2,76   | D    | 1600          |           |
| 2,5+2,5+3,5+5,0 | 167          | 1,67                 | 2,33    | 3,33    | ---     | 3,02    | 900                    | 9,63  | 0,61  | 2,99                           | 3,43 | 3,01   | B    | 1495          |           |
| 2,5+2,5+3,5+6,5 | 155          | 1,55                 | 2,18    | 3,72    | ---     | 3,16    | 900                    | 9,66  | 0,64  | 2,86                           | 3,43 | 3,15   | B    | 1430          |           |
| 2,5+2,5+3,5+7,1 | 144          | 1,44                 | 2,02    | 4,10    | ---     | 3,30    | 900                    | 10,12 | 0,67  | 2,79                           | 3,98 | 3,23   | A    | 1395          |           |
| 2,5+2,5+5,0+5,0 | 150          | 1,50                 | 3,00    | 3,00    | ---     | 3,22    | 900                    | 10,45 | 0,64  | 2,64                           | 3,76 | 3,41   | A    | 1320          |           |
| 2,5+3,5+3,5+3,5 | 174          | 2,42                 | 2,42    | 2,42    | ---     | 2,96    | 900                    | 9,07  | 0,60  | 3,34                           | 3,39 | 2,69   | D    | 1670          |           |
| 2,5+3,5+3,5+5,0 | 156          | 2,17                 | 2,17    | 3,10    | ---     | 3,16    | 900                    | 9,63  | 0,64  | 2,99                           | 3,43 | 3,01   | B    | 1495          |           |
| 2,5+3,5+3,5+6,0 | 146          | 2,03                 | 2,03    | 3,48    | ---     | 3,29    | 900                    | 10,10 | 0,67  | 2,86                           | 3,97 | 3,15   | B    | 1430          |           |
| 3,5+3,5+3,5+3,5 | 2,25         | 2,25                 | 2,25    | 2,25    | ---     | 3,09    | 900                    | 9,05  | 0,64  | 3,34                           | 3,39 | 2,69   | D    | 1670          |           |
| 3,5+3,5+3,5+5,0 | 2,03         | 2,03                 | 2,03    | 2,91    | ---     | 3,29    | 900                    | 10,07 | 0,67  | 3,00                           | 3,97 | 3,00</ |      |               |           |

# KOELEN

| BUITENUNIT          | BINNEN-UNITS        | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |       |       | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------|-------|-------|--------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|
|                     |                     | KAMER A             | KAMER B | KAMER C | KAMER D | KAMER E | MIN.                   | NOM.  | MAX.  | MIN.                           | NOM. | MAX. |      |               |           |
| 5MKS90E7V3B         | 2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 | 1,63                | 1,63    | 1,63    | 1,63    | 1,63    | 2,57                   | 8,15  | 9,03  | 0,55                           | 2,40 | 3,00 | 3,40 | A             | 1200      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,0+2,5 | 1,58                | 1,58    | 1,58    | 1,58    | 1,98    | 2,63                   | 8,30  | 9,25  | 0,55                           | 2,47 | 3,14 | 3,36 | A             | 1235      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,0+3,5 | 1,50                | 1,50    | 1,50    | 1,50    | 2,65    | 2,76                   | 8,65  | 9,64  | 0,58                           | 2,73 | 3,43 | 3,17 | B             | 1365      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,0+5,0 | 1,38                | 1,38    | 1,38    | 1,38    | 3,48    | 2,96                   | 9,00  | 10,09 | 0,58                           | 2,64 | 3,45 | 3,41 | A             | 1320      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,0+6,0 | 1,29                | 1,29    | 1,29    | 1,29    | 3,84    | 3,09                   | 9,00  | 10,30 | 0,61                           | 2,68 | 3,53 | 3,36 | A             | 1340      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,0+7,1 | 1,19                | 1,19    | 1,19    | 1,19    | 4,24    | 3,23                   | 9,00  | 10,46 | 0,64                           | 2,58 | 3,70 | 3,49 | A             | 1290      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,5+2,5 | 1,54                | 1,54    | 1,54    | 1,92    | 1,92    | 2,70                   | 8,46  | 9,45  | 0,55                           | 2,59 | 3,29 | 3,27 | A             | 1295      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,5+3,5 | 1,47                | 1,47    | 1,47    | 1,84    | 2,57    | 2,83                   | 8,82  | 9,67  | 0,58                           | 2,79 | 3,43 | 3,16 | B             | 1395      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,5+5,0 | 1,33                | 1,33    | 1,33    | 1,67    | 3,34    | 3,02                   | 9,00  | 10,21 | 0,61                           | 2,64 | 3,53 | 3,41 | A             | 1320      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,5+6,0 | 1,24                | 1,24    | 1,24    | 1,55    | 3,73    | 3,16                   | 9,00  | 10,30 | 0,61                           | 2,68 | 3,53 | 3,36 | A             | 1340      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,5+7,1 | 1,15                | 1,15    | 1,15    | 1,44    | 4,11    | 3,30                   | 9,00  | 10,50 | 0,64                           | 2,58 | 3,70 | 3,49 | A             | 1290      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+3,5+3,5 | 1,54                | 1,54    | 1,54    | 1,92    | 1,92    | 2,70                   | 8,46  | 9,45  | 0,55                           | 2,59 | 3,29 | 3,27 | A             | 1295      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+3,5+5,0 | 1,24                | 1,24    | 1,24    | 2,17    | 3,11    | 3,16                   | 9,00  | 10,27 | 0,61                           | 2,68 | 3,53 | 3,36 | A             | 1340      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+3,5+6,0 | 1,16                | 1,16    | 1,16    | 2,03    | 3,49    | 3,29                   | 9,00  | 10,49 | 0,64                           | 2,65 | 3,69 | 3,40 | A             | 1325      |
|                     | 2,0+2,0+2,5+2,5+2,5 | 1,51                | 1,51    | 1,88    | 1,88    | 1,88    | 2,76                   | 8,66  | 9,64  | 0,58                           | 2,73 | 3,43 | 3,17 | B             | 1365      |
|                     | 2,0+2,0+2,5+2,5+3,5 | 1,44                | 1,44    | 1,80    | 1,80    | 2,52    | 2,89                   | 9,00  | 9,67  | 0,58                           | 2,93 | 3,43 | 3,07 | B             | 1465      |
|                     | 2,0+2,0+2,5+2,5+5,0 | 1,29                | 1,29    | 1,61    | 1,61    | 3,20    | 3,09                   | 9,00  | 10,26 | 0,61                           | 2,64 | 3,53 | 3,41 | A             | 1320      |
|                     | 2,0+2,0+2,5+2,5+6,0 | 1,20                | 1,20    | 1,50    | 1,50    | 3,60    | 3,22                   | 9,00  | 10,45 | 0,64                           | 2,64 | 3,69 | 3,41 | A             | 1320      |
|                     | 2,0+2,0+2,5+2,5+3,5 | 1,33                | 1,33    | 1,68    | 2,33    | 2,33    | 3,02                   | 9,00  | 9,68  | 0,61                           | 2,93 | 3,44 | 3,07 | B             | 1465      |
|                     | 2,0+2,0+2,5+2,5+5,0 | 1,20                | 1,20    | 1,50    | 2,10    | 3,00    | 3,22                   | 9,00  | 10,45 | 0,64                           | 2,64 | 3,69 | 3,41 | A             | 1320      |
|                     | 2,0+2,0+3,5+3,5+3,5 | 1,23                | 1,23    | 2,18    | 2,18    | 2,18    | 3,16                   | 9,00  | 9,69  | 0,64                           | 2,93 | 3,44 | 3,07 | B             | 1465      |
|                     | 2,0+2,5+2,5+2,5+2,5 | 1,46                | 1,84    | 1,84    | 1,84    | 1,84    | 2,83                   | 8,82  | 9,67  | 0,58                           | 2,86 | 3,43 | 3,08 | B             | 1430      |
|                     | 2,0+2,5+2,5+2,5+3,5 | 1,39                | 1,73    | 1,73    | 1,73    | 2,42    | 2,96                   | 9,00  | 9,67  | 0,61                           | 2,93 | 3,43 | 3,07 | B             | 1465      |
|                     | 2,0+2,5+2,5+2,5+5,0 | 1,25                | 1,55    | 1,55    | 1,55    | 3,10    | 3,16                   | 9,00  | 10,26 | 0,61                           | 2,64 | 3,53 | 3,41 | A             | 1320      |
|                     | 2,0+2,5+2,5+2,5+6,0 | 1,17                | 1,45    | 1,45    | 1,45    | 3,48    | 3,29                   | 9,00  | 10,49 | 0,64                           | 2,64 | 3,77 | 3,41 | A             | 1320      |
|                     | 2,0+2,5+2,5+3,5+3,5 | 1,28                | 1,61    | 1,61    | 2,25    | 2,25    | 3,09                   | 9,00  | 9,68  | 0,64                           | 2,93 | 3,44 | 3,07 | B             | 1465      |
|                     | 2,0+2,5+2,5+3,5+5,0 | 1,17                | 1,45    | 1,45    | 2,03    | 2,90    | 3,29                   | 9,00  | 10,49 | 0,64                           | 2,64 | 3,77 | 3,41 | A             | 1320      |
|                     | 2,0+2,5+3,5+3,5+3,5 | 1,20                | 1,50    | 2,10    | 2,10    | 2,10    | 3,22                   | 9,00  | 10,12 | 0,64                           | 2,93 | 3,98 | 3,07 | B             | 1465      |
|                     | 2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 | 1,80                | 1,80    | 1,80    | 1,80    | 1,80    | 2,89                   | 9,00  | 9,67  | 0,58                           | 2,93 | 3,43 | 3,07 | B             | 1465      |
|                     | 2,5+2,5+2,5+2,5+3,5 | 1,67                | 1,67    | 1,67    | 1,67    | 2,32    | 3,02                   | 9,00  | 9,67  | 0,61                           | 2,86 | 3,43 | 3,15 | B             | 1430      |
| 2,5+2,5+2,5+2,5+5,0 | 1,50                | 1,50                | 1,50    | 1,50    | 3,00    | 3,22    | 9,00                   | 10,45 | 0,64  | 2,64                           | 3,77 | 3,41 | A    | 1320          |           |
| 2,5+2,5+2,5+3,5+3,5 | 1,56                | 1,56                | 1,56    | 2,16    | 2,16    | 3,16    | 9,00                   | 9,68  | 0,64  | 2,93                           | 3,44 | 3,07 | B    | 1465          |           |
| 2,5+2,5+3,5+3,5+3,5 | 1,44                | 1,44                | 2,04    | 2,04    | 2,04    | 3,29    | 9,00                   | 10,12 | 0,67  | 2,86                           | 3,98 | 3,15 | B    | 1430          |           |

Opmerking: Aangesloten op 2,0, 2,5, 3,5 klasse: wandmodel type D / 5,0, 6,0, 7,1 klasse : wandmodel type E

# KOELEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |      |
|-------------|--------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|--------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|------|
|             |              | KAMER A             | KAMER B | KAMER C | KAMER D | KAMER E | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                           | NOM. | MAX. |      |               |           |      |
| 5MKS90E7V3B | 2,0          | 2,00                | ---     | ---     | ---     | ---     | 1,72                   | 2,00 | 3,03 | 0,41                           | 0,59 | 1,05 | 3,39 | A             | 295       |      |
|             | 2,5          | 2,50                | ---     | ---     | ---     | ---     | 1,79                   | 2,50 | 3,54 | 0,45                           | 0,74 | 1,25 | 3,38 | A             | 370       |      |
|             | 3,5          | 3,50                | ---     | ---     | ---     | ---     | 1,83                   | 3,50 | 4,66 | 0,45                           | 1,07 | 1,45 | 2,99 | C             | 585       |      |
|             | 5,0          | 5,00                | ---     | ---     | ---     | ---     | 1,98                   | 5,00 | 5,65 | 0,46                           | 1,59 | 1,78 | 3,14 | B             | 795       |      |
|             | 6,0          | 6,00                | ---     | ---     | ---     | ---     | 2,08                   | 6,00 | 6,60 | 0,43                           | 1,97 | 2,39 | 3,05 | B             | 985       |      |
|             | 7,1          | 7,10                | ---     | ---     | ---     | ---     | 2,18                   | 7,10 | 7,26 | 0,46                           | 2,66 | 2,78 | 2,67 | D             | 1330      |      |
|             | 2,0+2,0      | 2,00                | 2,00    | ---     | ---     | ---     | 1,88                   | 4,00 | 5,12 | 0,46                           | 1,21 | 1,78 | 3,31 | A             | 605       |      |
|             | 2,0+2,5      | 2,00                | 2,50    | ---     | ---     | ---     | 1,93                   | 4,50 | 5,53 | 0,42                           | 1,37 | 1,78 | 3,28 | A             | 685       |      |
|             | 2,0+3,5      | 2,00                | 3,50    | ---     | ---     | ---     | 2,03                   | 5,50 | 6,13 | 0,42                           | 1,78 | 2,07 | 3,09 | B             | 890       |      |
|             | 2,0+5,0      | 2,00                | 5,00    | ---     | ---     | ---     | 2,18                   | 7,00 | 7,31 | 0,47                           | 2,32 | 2,54 | 3,02 | B             | 1160      |      |
|             | 2,0+6,0      | 1,86                | 5,56    | ---     | ---     | ---     | 2,30                   | 7,42 | 7,96 | 0,50                           | 2,61 | 2,97 | 2,84 | C             | 1305      |      |
|             | 2,0+7,1      | 1,71                | 6,09    | ---     | ---     | ---     | 2,45                   | 7,80 | 8,20 | 0,53                           | 2,85 | 3,10 | 2,74 | D             | 1425      |      |
|             | 2,5+2,5      | 2,50                | 2,50    | ---     | ---     | ---     | 1,98                   | 5,00 | 5,98 | 0,42                           | 1,46 | 1,97 | 3,42 | A             | 730       |      |
|             | 2,5+3,5      | 2,50                | 3,50    | ---     | ---     | ---     | 2,08                   | 6,00 | 6,60 | 0,42                           | 2,02 | 2,38 | 2,97 | C             | 1010      |      |
|             | 2,5+5,0      | 2,41                | 4,83    | ---     | ---     | ---     | 2,24                   | 7,24 | 7,64 | 0,47                           | 2,49 | 2,78 | 2,91 | C             | 1245      |      |
|             | 2,5+6,0      | 2,23                | 5,36    | ---     | ---     | ---     | 2,37                   | 7,59 | 8,01 | 0,50                           | 2,73 | 2,97 | 2,78 | D             | 1365      |      |
|             | 2,5+7,1      | 2,08                | 5,90    | ---     | ---     | ---     | 2,51                   | 7,98 | 8,20 | 0,53                           | 2,97 | 3,10 | 2,69 | D             | 1485      |      |
|             | 3,5+3,5      | 3,50                | 3,50    | ---     | ---     | ---     | 2,18                   | 7,00 | 7,21 | 0,46                           | 2,66 | 2,77 | 2,63 | D             | 1330      |      |
|             | 3,5+5,0      | 3,13                | 4,46    | ---     | ---     | ---     | 2,37                   | 7,59 | 7,97 | 0,50                           | 2,72 | 2,97 | 2,79 | D             | 1360      |      |
|             | 3,5+6,0      | 2,93                | 5,01    | ---     | ---     | ---     | 2,50                   | 7,94 | 8,18 | 0,53                           | 2,97 | 3,10 | 2,67 | D             | 1485      |      |
|             | 3,5+7,1      | 2,75                | 5,58    | ---     | ---     | ---     | 2,64                   | 8,33 | 8,20 | 0,57                           | 3,23 | 3,10 | 2,58 | E             | 1615      |      |
|             | 5,0+5,0      | 4,06                | 4,06    | ---     | ---     | ---     | 2,57                   | 8,12 | 8,76 | 0,54                           | 2,72 | 3,18 | 2,99 | C             | 1360      |      |
|             | 5,0+6,0      | 3,85                | 4,62    | ---     | ---     | ---     | 2,70                   | 8,47 | 8,79 | 0,57                           | 2,98 | 3,19 | 2,84 | C             | 1490      |      |
|             | 5,0+7,1      | 3,66                | 5,20    | ---     | ---     | ---     | 2,84                   | 8,86 | 8,99 | 0,60                           | 3,26 | 3,33 | 2,72 | D             | 1630      |      |
|             | 6,0+6,0      | 4,41                | 4,41    | ---     | ---     | ---     | 2,83                   | 8,82 | 9,00 | 0,60                           | 3,19 | 3,33 | 2,76 | D             | 1595      |      |
|             | 6,0+7,1      | 4,12                | 4,88    | ---     | ---     | ---     | 2,97                   | 9,00 | 9,02 | 0,64                           | 3,26 | 3,33 | 2,76 | D             | 1630      |      |
|             | 5MKS90E7V3B  | 7,1+7,1             | 4,50    | 4,50    | ---     | ---     | ---                    | 3,12 | 9,00 | 9,04                           | 0,64 | 3,20 | 3,34 | 2,81          | C         | 1600 |
|             |              | 2,0+2,0+2,0         | 2,00    | 2,00    | 2,00    | ---     | ---                    | 2,08 | 6,00 | 6,63                           | 0,47 | 1,74 | 2,10 | 3,45          | A         | 870  |
|             |              | 2,0+2,0+2,5         | 2,00    | 2,00    | 2,50    | ---     | ---                    | 2,13 | 6,50 | 6,97                           | 0,47 | 2,05 | 2,32 | 3,17          | B         | 1025 |
|             |              | 2,0+2,0+3,5         | 1,93    | 1,93    | 3,38    | ---     | ---                    | 2,24 | 7,24 | 7,64                           | 0,47 | 2,49 | 2,78 | 2,91          | C         | 1245 |
| 2,0+2,0+5,0 |              | 1,72                | 1,72    | 4,33    | ---     | ---     | 2,43                   | 7,77 | 8,53 | 0,51                           | 2,54 | 3,05 | 3,06 | B             | 1270      |      |
| 2,0+2,0+6,0 |              | 1,62                | 1,62    | 4,88    | ---     | ---     | 2,57                   | 8,12 | 8,79 | 0,54                           | 2,72 | 3,19 | 2,99 | C             | 1360      |      |
| 2,0+2,0+7,1 |              | 1,53                | 1,53    | 5,45    | ---     | ---     | 2,71                   | 8,51 | 8,98 | 0,57                           | 2,99 | 3,33 | 2,85 | C             | 1495      |      |
| 2,0+2,5+2,5 |              | 2,00                | 2,50    | 2,50    | ---     | ---     | 2,18                   | 7,00 | 7,31 | 0,47                           | 2,32 | 2,54 | 3,02 | B             | 1160      |      |
| 2,0+2,5+3,5 |              | 1,86                | 2,32    | 3,24    | ---     | ---     | 2,30                   | 7,42 | 7,96 | 0,50                           | 2,60 | 2,97 | 2,85 | C             | 1300      |      |
| 2,0+2,5+5,0 |              | 1,67                | 2,09    | 4,18    | ---     | ---     | 2,50                   | 7,94 | 8,75 | 0,54                           | 2,66 | 3,18 | 2,98 | C             | 1330      |      |
| 2,0+2,5+6,0 |              | 1,58                | 1,98    | 4,74    | ---     | ---     | 2,63                   | 8,30 | 8,79 | 0,54                           | 2,85 | 3,19 | 2,91 | C             | 1425      |      |
| 2,0+2,5+7,1 |              | 1,50                | 1,87    | 5,31    | ---     | ---     | 2,78                   | 8,68 | 8,98 | 0,57                           | 3,12 | 3,33 | 2,78 | D             | 1560      |      |
| 2,0+3,5+3,5 |              | 1,73                | 3,02    | 3,02    | ---     | ---     | 2,43                   | 7,77 | 8,14 | 0,53                           | 2,84 | 3,09 | 2,74 | D             | 1420      |      |
| 2,0+3,5+5,0 |              | 1,58                | 2,77    | 3,95    | ---     | ---     | 2,63                   | 8,30 | 8,75 | 0,57                           | 2,85 | 3,18 | 2,91 | C             | 1425      |      |
| 2,0+3,5+6,0 |              | 1,50                | 2,63    | 4,52    | ---     | ---     | 2,76                   | 8,65 | 8,96 | 0,57                           | 3,12 | 3,32 | 2,77 | D             | 1560      |      |
| 2,0+3,5+7,1 |              | 1,43                | 2,50    | 5,07    | ---     | ---     | 2,91                   | 9,00 | 8,98 |                                |      |      |      |               |           |      |



KOELEN

| BUITENUNIT          | BINNEN-UNITS    | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |       |       | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |
|---------------------|-----------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------|-------|-------|--------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|
|                     |                 | KAMER A             | KAMER B | KAMER C | KAMER D | KAMER E | MIN.                   | NOM.  | MAX.  | MIN.                           | NOM. | MAX. |      |               |           |
| 5MKS90E7V3B         | 2,5+2,5+2,5     | 2,41                | 2,41    | 2,41    | ---     | ---     | 2,24                   | 723   | 764   | 0,47                           | 2,49 | 2,78 | 2,90 | C             | 1245      |
|                     | 2,5+2,5+3,5     | 2,23                | 2,23    | 3,13    | ---     | ---     | 2,37                   | 759   | 797   | 0,50                           | 2,72 | 2,97 | 2,79 | D             | 1360      |
|                     | 2,5+2,5+5,0     | 2,03                | 2,03    | 4,06    | ---     | ---     | 2,57                   | 812   | 8,75  | 0,54                           | 2,72 | 3,18 | 2,99 | C             | 1360      |
|                     | 2,5+2,5+6,0     | 1,93                | 1,93    | 4,61    | ---     | ---     | 2,70                   | 8,47  | 8,79  | 0,57                           | 2,98 | 3,19 | 2,84 | C             | 1490      |
|                     | 2,5+2,5+7,1     | 1,83                | 1,83    | 5,20    | ---     | ---     | 2,84                   | 8,86  | 8,98  | 0,60                           | 3,26 | 3,33 | 2,72 | D             | 1630      |
|                     | 2,5+3,5+3,5     | 2,08                | 2,93    | 2,93    | ---     | ---     | 2,50                   | 7,94  | 8,14  | 0,53                           | 2,97 | 3,09 | 2,67 | D             | 1485      |
|                     | 2,5+3,5+5,0     | 1,93                | 2,70    | 3,84    | ---     | ---     | 2,70                   | 8,47  | 8,75  | 0,57                           | 2,98 | 3,18 | 2,84 | C             | 1490      |
|                     | 2,5+3,5+6,0     | 1,84                | 2,57    | 4,41    | ---     | ---     | 2,83                   | 8,82  | 8,96  | 0,60                           | 3,25 | 3,32 | 2,71 | D             | 1625      |
|                     | 2,5+3,5+7,1     | 1,72                | 2,40    | 4,88    | ---     | ---     | 2,97                   | 9,00  | 8,98  | 0,64                           | 3,40 | 3,33 | 2,65 | D             | 1700      |
|                     | 2,5+5,0+5,0     | 1,80                | 3,60    | 3,60    | ---     | ---     | 2,89                   | 9,00  | 9,55  | 0,61                           | 3,05 | 3,42 | 2,95 | C             | 1525      |
|                     | 2,5+5,0+6,0     | 1,67                | 3,33    | 4,00    | ---     | ---     | 3,02                   | 9,00  | 9,58  | 0,61                           | 2,99 | 3,42 | 3,01 | B             | 1495      |
|                     | 2,5+5,0+7,1     | 1,54                | 3,08    | 4,38    | ---     | ---     | 3,17                   | 9,00  | 9,60  | 0,64                           | 2,92 | 3,42 | 3,08 | B             | 1460      |
|                     | 2,5+6,0+6,0     | 1,56                | 3,72    | 3,72    | ---     | ---     | 3,16                   | 9,00  | 9,62  | 0,64                           | 2,92 | 3,43 | 3,08 | B             | 1460      |
|                     | 2,5+6,0+7,1     | 1,44                | 3,46    | 4,10    | ---     | ---     | 3,30                   | 9,00  | 10,07 | 0,67                           | 2,86 | 3,97 | 3,15 | B             | 1430      |
|                     | 3,5+3,5+3,5     | 2,77                | 2,77    | 2,77    | ---     | ---     | 2,63                   | 8,31  | 8,26  | 0,56                           | 3,29 | 3,22 | 2,53 | E             | 1645      |
|                     | 3,5+3,5+5,0     | 2,57                | 2,57    | 3,68    | ---     | ---     | 2,83                   | 8,82  | 8,93  | 0,60                           | 3,25 | 3,32 | 2,71 | D             | 1625      |
|                     | 3,5+3,5+6,0     | 2,42                | 2,42    | 4,16    | ---     | ---     | 2,96                   | 9,00  | 8,96  | 0,64                           | 3,32 | 3,32 | 2,71 | D             | 1660      |
|                     | 3,5+3,5+7,1     | 2,23                | 2,23    | 4,54    | ---     | ---     | 3,10                   | 9,00  | 8,98  | 0,64                           | 3,26 | 3,33 | 2,76 | D             | 1630      |
|                     | 3,5+5,0+5,0     | 2,34                | 3,33    | 3,33    | ---     | ---     | 3,02                   | 9,00  | 9,55  | 0,61                           | 3,05 | 3,42 | 2,95 | C             | 1525      |
|                     | 3,5+5,0+6,0     | 2,18                | 3,10    | 3,72    | ---     | ---     | 3,16                   | 9,00  | 9,58  | 0,64                           | 2,99 | 3,42 | 3,01 | B             | 1495      |
|                     | 3,5+5,0+7,1     | 2,02                | 2,88    | 4,10    | ---     | ---     | 3,30                   | 9,00  | 10,04 | 0,67                           | 2,92 | 3,96 | 3,08 | B             | 1460      |
|                     | 3,5+6,0+6,0     | 2,04                | 3,48    | 3,48    | ---     | ---     | 3,29                   | 9,00  | 10,05 | 0,67                           | 2,92 | 3,96 | 3,08 | B             | 1460      |
|                     | 5,0+5,0+5,0     | 3,00                | 3,00    | 3,00    | ---     | ---     | 3,22                   | 9,00  | 10,45 | 0,64                           | 2,70 | 3,83 | 3,33 | A             | 1350      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,0 | 1,86                | 1,86    | 1,86    | 1,86    | ---     | 2,30                   | 7,44  | 7,96  | 0,51                           | 2,18 | 2,48 | 3,41 | A             | 1090      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,5 | 1,79                | 1,79    | 1,79    | 2,22    | ---     | 2,37                   | 7,59  | 8,25  | 0,51                           | 2,24 | 2,66 | 3,39 | A             | 1120      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+3,5 | 1,67                | 1,67    | 1,67    | 2,93    | ---     | 2,50                   | 7,94  | 8,78  | 0,54                           | 2,48 | 3,05 | 3,20 | A             | 1240      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+5,0 | 1,54                | 1,54    | 1,54    | 3,85    | ---     | 2,70                   | 8,47  | 9,36  | 0,58                           | 2,65 | 3,27 | 3,20 | B             | 1325      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+6,0 | 1,47                | 1,47    | 1,47    | 4,41    | ---     | 2,83                   | 8,82  | 9,58  | 0,58                           | 2,85 | 3,42 | 3,09 | B             | 1425      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+7,1 | 1,37                | 1,37    | 1,37    | 4,89    | ---     | 2,97                   | 9,00  | 9,60  | 0,61                           | 2,99 | 3,42 | 3,01 | B             | 1495      |
|                     | 2,0+2,0+2,5+2,5 | 1,73                | 1,73    | 2,16    | 2,16    | ---     | 2,43                   | 7,78  | 8,53  | 0,51                           | 2,36 | 2,85 | 3,30 | A             | 1180      |
|                     | 2,0+2,0+2,5+3,5 | 1,62                | 1,62    | 2,03    | 2,85    | ---     | 2,57                   | 8,12  | 8,75  | 0,54                           | 2,72 | 3,18 | 2,99 | C             | 1360      |
|                     | 2,0+2,0+2,5+5,0 | 1,50                | 1,50    | 1,88    | 3,77    | ---     | 2,76                   | 8,65  | 9,54  | 0,58                           | 2,78 | 3,41 | 3,11 | B             | 1390      |
|                     | 2,0+2,0+2,5+6,0 | 1,44                | 1,44    | 1,80    | 4,32    | ---     | 2,89                   | 9,00  | 9,58  | 0,61                           | 2,99 | 3,42 | 3,01 | B             | 1495      |
| 2,0+2,0+2,5+7,1     | 1,32            | 1,32                | 1,65    | 4,71    | ---     | 3,04    | 9,00                   | 9,60  | 0,61  | 2,99                           | 3,42 | 3,01 | B    | 1495          |           |
| 2,0+2,0+3,5+3,5     | 1,54            | 1,54                | 2,70    | 2,70    | ---     | 2,70    | 8,48                   | 8,75  | 0,57  | 2,98                           | 3,18 | 2,85 | C    | 1490          |           |
| 2,0+2,0+3,5+5,0     | 1,44            | 1,44                | 2,52    | 3,60    | ---     | 2,89    | 9,00                   | 9,54  | 0,61  | 3,05                           | 3,41 | 2,95 | C    | 1525          |           |
| 2,0+2,0+3,5+6,0     | 1,33            | 1,33                | 2,34    | 4,00    | ---     | 3,02    | 9,00                   | 9,58  | 0,61  | 2,92                           | 3,42 | 3,08 | B    | 1460          |           |
| 2,0+2,0+3,5+7,1     | 1,23            | 1,23                | 2,16    | 4,38    | ---     | 3,17    | 9,00                   | 9,60  | 0,64  | 2,85                           | 3,42 | 3,16 | B    | 1425          |           |
| 2,0+2,0+5,0+5,0     | 1,29            | 1,29                | 3,21    | 3,21    | ---     | 3,09    | 9,00                   | 10,17 | 0,61  | 2,70                           | 3,51 | 3,33 | A    | 1350          |           |
| 2,0+2,0+5,0+6,0     | 1,20            | 1,20                | 3,00    | 3,60    | ---     | 3,22    | 9,00                   | 10,45 | 0,64  | 2,64                           | 3,84 | 3,41 | A    | 1320          |           |
| 2,0+2,5+2,5+2,5     | 1,67            | 2,09                | 2,09    | 2,09    | ---     | 2,50    | 7,94                   | 8,78  | 0,54  | 2,48                           | 3,05 | 3,20 | A    | 1240          |           |
| 2,0+2,5+2,5+3,5     | 1,57            | 1,98                | 1,98    | 2,77    | ---     | 2,63    | 8,30                   | 8,75  | 0,57  | 2,85                           | 3,18 | 2,91 | C    | 1425          |           |
| 2,0+2,5+2,5+5,0     | 1,46            | 1,84                | 1,84    | 3,68    | ---     | 2,83    | 8,82                   | 9,54  | 0,58  | 2,92                           | 3,41 | 3,02 | B    | 1460          |           |
| 2,0+2,5+2,5+6,0     | 1,39            | 1,73                | 1,73    | 4,15    | ---     | 2,96    | 9,00                   | 9,58  | 0,61  | 2,92                           | 3,42 | 3,08 | B    | 1460          |           |
| 2,0+2,5+2,5+7,1     | 1,27            | 1,60                | 1,60    | 4,53    | ---     | 3,10    | 9,00                   | 9,60  | 0,64  | 2,85                           | 3,42 | 3,16 | B    | 1425          |           |
| 2,0+2,5+3,5+3,5     | 1,50            | 1,89                | 2,63    | 2,63    | ---     | 2,76    | 8,65                   | 8,92  | 0,57  | 3,11                           | 3,32 | 2,78 | D    | 1555          |           |
| 2,0+2,5+3,5+5,0     | 1,39            | 1,73                | 2,42    | 3,46    | ---     | 2,96    | 9,00                   | 9,54  | 0,61  | 3,05                           | 3,41 | 2,95 | C    | 1525          |           |
| 2,0+2,5+3,5+6,0     | 1,28            | 1,61                | 2,25    | 3,86    | ---     | 3,09    | 9,00                   | 9,58  | 0,64  | 2,92                           | 3,42 | 3,08 | B    | 1460          |           |
| 2,0+2,5+3,5+7,1     | 1,19            | 1,49                | 2,09    | 4,23    | ---     | 3,23    | 9,00                   | 10,03 | 0,64  | 2,85                           | 3,96 | 3,16 | B    | 1425          |           |
| 2,0+2,5+5,0+5,0     | 1,25            | 1,55                | 3,10    | 3,10    | ---     | 3,16    | 9,00                   | 10,17 | 0,61  | 2,70                           | 3,51 | 3,33 | A    | 1350          |           |
| 2,0+2,5+5,0+6,0     | 1,17            | 1,45                | 2,90    | 3,48    | ---     | 3,29    | 9,00                   | 10,49 | 0,64  | 2,64                           | 3,84 | 3,41 | A    | 1320          |           |
| 2,0+3,5+3,5+3,5     | 1,44            | 2,52                | 2,52    | 2,52    | ---     | 2,89    | 9,00                   | 8,92  | 0,60  | 3,39                           | 3,32 | 2,65 | D    | 1695          |           |
| 2,0+3,5+3,5+5,0     | 1,29            | 2,25                | 2,25    | 3,21    | ---     | 3,09    | 9,00                   | 9,54  | 0,64  | 3,05                           | 3,41 | 2,95 | C    | 1525          |           |
| 2,0+3,5+3,5+6,0     | 1,20            | 2,10                | 2,10    | 3,60    | ---     | 3,22    | 9,00                   | 10,01 | 0,64  | 2,92                           | 3,95 | 3,08 | B    | 1460          |           |
| 2,0+3,5+5,0+5,0     | 1,17            | 2,03                | 2,90    | 2,90    | ---     | 3,29    | 9,00                   | 10,49 | 0,64  | 2,70                           | 3,91 | 3,33 | A    | 1350          |           |
| 2,5+2,5+2,5+2,5     | 2,03            | 2,03                | 2,03    | 2,03    | ---     | 2,57    | 8,12                   | 8,75  | 0,54  | 2,72                           | 3,18 | 2,99 | C    | 1360          |           |
| 2,5+2,5+2,5+3,5     | 1,93            | 1,93                | 1,93    | 2,68    | ---     | 2,70    | 8,47                   | 8,75  | 0,57  | 2,98                           | 3,18 | 2,84 | C    | 1490          |           |
| 2,5+2,5+2,5+5,0     | 1,80            | 1,80                | 1,80    | 3,60    | ---     | 2,89    | 9,00                   | 9,54  | 0,61  | 3,05                           | 3,41 | 2,95 | C    | 1525          |           |
| 2,5+2,5+2,5+6,0     | 1,67            | 1,67                | 1,67    | 3,99    | ---     | 3,02    | 9,00                   | 9,58  | 0,61  | 2,92                           | 3,42 | 3,08 | B    | 1460          |           |
| 2,5+2,5+2,5+7,1     | 1,54            | 1,54                | 1,54    | 4,38    | ---     | 3,17    | 9,00                   | 9,60  | 0,64  | 2,85                           | 3,42 | 3,16 | B    | 1425          |           |
| 2,5+2,5+3,5+3,5     | 1,84            | 1,84                | 2,57    | 2,57    | ---     | 2,83    | 8,82                   | 8,92  | 0,60  | 3,25                           | 3,32 | 2,71 | D    | 1625          |           |
| 2,5+2,5+3,5+5,0     | 1,67            | 1,67                | 2,33    | 3,33    | ---     | 3,02    | 9,00                   | 9,54  | 0,61  | 3,05                           | 3,41 | 2,95 | C    | 1525          |           |
| 2,5+2,5+3,5+6,5     | 1,55            | 1,55                | 2,18    | 3,72    | ---     | 3,16    | 9,00                   | 9,58  | 0,64  | 2,92                           | 3,42 | 3,08 | B    | 1460          |           |
| 2,5+2,5+3,5+7,1     | 1,44            | 1,44                | 2,02    | 4,10    | ---     | 3,30    | 9,00                   | 10,03 | 0,67  | 2,85                           | 3,96 | 3,16 | B    | 1425          |           |
| 2,5+2,5+5,0+5,0     | 1,50            | 1,50                | 3,00    | 3,00    | ---     | 3,22    | 9,00                   | 10,45 | 0,64  | 2,70                           | 3,83 | 3,33 | A    | 1350          |           |
| 2,5+3,5+3,5+3,5     | 1,74            | 2,42                | 2,42    | 2,42    | ---     | 2,96    | 9,00                   | 8,94  | 0,64  | 3,39                           | 3,32 | 2,65 | D    | 1695          |           |
| 2,5+3,5+3,5+5,0     | 1,56            | 2,17                | 2,17    | 3,10    | ---     | 3,16    | 9,00                   | 9,54  | 0,64  | 3,05                           | 3,41 | 2,95 | C    | 1525          |           |
| 2,5+3,5+3,5+6,0     | 1,46            | 2,03                | 2,03    | 3,48    | ---     | 3,29    | 9,00                   | 10,01 | 0,67  | 2,92                           | 3,95 | 3,08 | B    | 1460          |           |
| 3,5+3,5+3,5+3,5     | 2,25            | 2,25                | 2,25    | 2,25    | ---     | 3,09    | 9,00                   | 8,92  | 0,64  | 3,39                           | 3,32 | 2,65 | D    | 1695          |           |
| 3,5+3,5+3,5+5,0     | 2,03            | 2,03                | 2,03    | 2,91    | ---     | 3,29    | 9,00                   | 9,98  | 0,67  | 3,05                           | 3,95 | 2,95 | C    | 1525          |           |
| 2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 | 1,63            | 1,63                | 1,63    | 1,63    | 1,63    | 2,57    | 8,15                   | 9,03  | 0,55  | 2,46                           | 3,05 | 3,31 | A    | 1230          |           |
| 2,0+2,0+2,0+2,0+2,5 | 1,58            | 1,58                | 1,58    | 1,58    | 1,98    | 2,63    | 8,30                   | 9,25  | 0,55  | 2,52                           | 3,20 | 3,29 | A    | 1260          |           |
| 2,0+2,0+2,0+2,0+3,5 | 1,50            | 1,50                | 1,50    | 1,50    | 2,65    | 2,76    | 8,65                   | 9,54  | 0,58  | 2,78                           | 3,41 | 3,11 | B    | 1390          |           |
| 2,0+2,0+2,0+2,0+5,0 | 1,38            | 1,38                | 1,38    | 1,38    | 3,48    | 2,96    | 9,00                   | 10,09 | 0,58  | 2,70                           | 3,51 | 3,33 | A    | 1350          |           |
| 2,0+2,0+2,0+2,0+6,0 | 1,29            | 1,29                | 1,29    | 1,29    | 3,84    | 3,09    | 9,00                   | 10,20 | 0,61  | 2,74                           | 3,52 | 3,28 | A    | 1370          |           |
| 2,0+2,0+2,0+2,0+7,1 | 1,19            | 1,19                | 1,19    | 1,19    | 4,24    | 3,23    | 9,00                   | 10,46 | 0,64  | 2,64                           | 3,84 | 3,41 | A    | 1320          |           |
| 2,0+2,0+2,0+2,5+2,5 | 1,54            | 1,54                | 1,54    | 1,92    | 1,92    | 2,70    | 8,46                   | 9,36  | 0,58  | 2,65                           | 3,27 | 3,19 | B    | 1325          |           |
| 2,0+2,0+2,0+2,5+3,5 | 1,47            | 1,47                | 1,47    | 1,84    | 2,57    | 2,83    | 8,82                   | 9,54  | 0,58  | 2,92                           | 3,41 | 3,02 | B    | 1460          |           |
| 2,0+2,0+2,0+2,5+5,0 | 1,33            | 1,33                | 1,33    | 1,67    | 3,34    | 3,02    | 9,00                   | 10,16 | 0,61  | 2,70                           | 3,51 | 3,33 | A    | 1350          |           |
| 2,0+2,0+2,0+2,5+6,0 | 1,24            | 1,24                | 1,24    | 1,55    | 3,73    | 3,16    | 9,00                   | 10,20 | 0,61  | 2,74                           | 3,52 | 3,28 | A    | 1370          |           |
| 2,0+2,0+2,0+2,5+7,1 | 1,15            | 1,15                | 1,15    | 1,44    | 4,11    | 3,30    | 9,00                   | 10,50 | 0,64  | 2,64                           | 3,84 | 3,41 | A    | 1320          |           |
| 2,0+2,0+2,0+3,5+3,5 | 1,54            | 1,54                | 1,54    | 1,92    | 1,92    | 2,70    | 8,46                   | 9,36  | 0,58  | 2,65                           | 3,27 | 3,19 | B    | 1325          |           |
| 2,0+2,0+2,0+3,5+5,0 | 1,24            | 1,24                | 1,24    | 2,17    | 3,11    | 3,16    | 9,00                   | 10,16 | 0,61  | 2,74                           | 3,51 | 3,28 | A    | 1370          |           |
| 2,0+2,0+2,0+3,5+6,0 | 1,16            | 1,16                | 1,16    | 2,03    | 3,49    | 3,29    | 9,00                   | 10,49 | 0,64  | 2,70                           | 3,84 | 3,33 | A    | 1350          |           |
| 2,0+2,0+2,5+2,5+2,5 | 1,51            | 1,51                | 1,88    | 1,88    | 1,88    | 2,76    | 8,66                   | 9,54  | 0     |                                |      |      |      |               |           |

# KOELEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS        | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |       | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |
|-------------|---------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------|------|-------|--------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|
|             |                     | KAMER A             | KAMER B | KAMER C | KAMER D | KAMER E | MIN.                   | NOM. | MAX.  | MIN.                           | NOM. | MAX. |      |               |           |
| 5MKS90E7V3B | 2,0+2,0+2,5+2,5+5,0 | 1,29                | 1,29    | 1,61    | 1,61    | 3,20    | 3,09                   | 9,00 | 10,16 | 0,61                           | 2,70 | 3,51 | 3,33 | A             | 1350      |
|             | 2,0+2,0+2,5+2,5+6,0 | 1,20                | 1,20    | 1,50    | 1,50    | 3,60    | 3,22                   | 9,00 | 10,45 | 0,64                           | 2,70 | 3,84 | 3,33 | A             | 1350      |
|             | 2,0+2,0+2,5+3,5+3,5 | 1,33                | 1,33    | 1,68    | 2,33    | 2,33    | 3,02                   | 9,00 | 9,54  | 0,61                           | 3,05 | 3,41 | 2,95 | C             | 1525      |
|             | 2,0+2,0+2,5+3,5+5,0 | 1,20                | 1,20    | 1,50    | 2,10    | 3,00    | 3,22                   | 9,00 | 10,45 | 0,64                           | 2,70 | 3,83 | 3,33 | A             | 1350      |
|             | 2,0+2,0+3,5+3,5+3,5 | 1,23                | 1,23    | 2,18    | 2,18    | 2,18    | 3,16                   | 9,00 | 9,54  | 0,64                           | 3,05 | 3,41 | 2,95 | C             | 1525      |
|             | 2,0+2,5+2,5+2,5+2,5 | 1,46                | 1,84    | 1,84    | 1,84    | 1,84    | 2,83                   | 8,82 | 9,54  | 0,58                           | 2,92 | 3,41 | 3,02 | B             | 1460      |
|             | 2,0+2,5+2,5+2,5+3,5 | 1,39                | 1,73    | 1,73    | 1,73    | 2,42    | 2,96                   | 9,00 | 9,54  | 0,61                           | 3,05 | 3,41 | 2,95 | C             | 1525      |
|             | 2,0+2,5+2,5+2,5+5,0 | 1,25                | 1,55    | 1,55    | 1,55    | 3,10    | 3,16                   | 9,00 | 10,16 | 0,61                           | 2,70 | 3,51 | 3,33 | A             | 1350      |
|             | 2,0+2,5+2,5+2,5+6,0 | 1,17                | 1,45    | 1,45    | 1,45    | 3,48    | 3,29                   | 9,00 | 10,49 | 0,64                           | 2,70 | 3,84 | 3,33 | A             | 1350      |
|             | 2,0+2,5+2,5+3,5+3,5 | 1,28                | 1,61    | 1,61    | 2,25    | 2,25    | 3,09                   | 9,00 | 9,54  | 0,64                           | 3,05 | 3,41 | 2,95 | C             | 1525      |
|             | 2,0+2,5+2,5+3,5+5,0 | 1,17                | 1,45    | 1,45    | 2,03    | 2,90    | 3,29                   | 9,00 | 10,49 | 0,64                           | 2,70 | 3,91 | 3,33 | A             | 1350      |
|             | 2,0+2,5+3,5+3,5+3,5 | 1,20                | 1,50    | 2,10    | 2,10    | 2,10    | 3,22                   | 9,00 | 9,97  | 0,64                           | 3,05 | 3,95 | 2,95 | C             | 1525      |
|             | 2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 | 1,80                | 1,80    | 1,80    | 1,80    | 1,80    | 2,89                   | 9,00 | 9,54  | 0,61                           | 3,05 | 3,41 | 2,95 | C             | 1525      |
|             | 2,5+2,5+2,5+2,5+3,5 | 1,67                | 1,67    | 1,67    | 1,67    | 2,32    | 3,02                   | 9,00 | 9,54  | 0,61                           | 2,98 | 3,41 | 3,02 | B             | 1490      |
|             | 2,5+2,5+2,5+2,5+5,0 | 1,50                | 1,50    | 1,50    | 1,50    | 3,00    | 3,22                   | 9,00 | 10,45 | 0,64                           | 2,70 | 3,83 | 3,33 | A             | 1350      |
|             | 2,5+2,5+2,5+3,5+3,5 | 1,56                | 1,56    | 1,56    | 2,16    | 2,16    | 3,16                   | 9,00 | 9,54  | 0,64                           | 3,05 | 3,41 | 2,95 | C             | 1525      |
|             | 2,5+2,5+3,5+3,5+3,5 | 1,44                | 1,44    | 2,04    | 2,04    | 2,04    | 3,29                   | 9,00 | 9,97  | 0,67                           | 2,98 | 3,95 | 3,02 | B             | 1490      |

Opmerking: Aangesloten op 2,0, 2,5, 3,5 klasse: wandmodel type C / 5,0, 6,0, 7,1 Klasse : wandmodel type E

# KOELEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |       | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |      |
|-------------|--------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------|------|-------|--------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|------|
|             |              | KAMER A             | KAMER B | KAMER C | KAMER D | KAMER E | MIN.                   | NOM. | MAX.  | MIN.                           | NOM. | MAX. |      |               |           |      |
| 5MKS90E7V3B | 2,0          | 2,00                | ---     | ---     | ---     | ---     | 1,72                   | 2,00 | 3,03  | 0,41                           | 0,59 | 1,05 | 3,39 | A             | 295       |      |
|             | 2,5          | 2,50                | ---     | ---     | ---     | ---     | 1,79                   | 2,50 | 3,54  | 0,45                           | 0,74 | 1,25 | 3,38 | A             | 370       |      |
|             | 3,5          | 3,50                | ---     | ---     | ---     | ---     | 1,83                   | 3,50 | 4,68  | 0,45                           | 1,17 | 1,46 | 2,99 | C             | 585       |      |
|             | 5,0          | 5,00                | ---     | ---     | ---     | ---     | 1,98                   | 5,00 | 5,34  | 0,45                           | 1,72 | 1,86 | 2,91 | C             | 860       |      |
|             | 6,0          | 6,00                | ---     | ---     | ---     | ---     | 2,08                   | 6,00 | 6,60  | 0,43                           | 1,97 | 2,39 | 3,05 | B             | 985       |      |
|             | 7,1          | 7,10                | ---     | ---     | ---     | ---     | 2,18                   | 7,10 | 7,26  | 0,46                           | 2,66 | 2,78 | 2,67 | D             | 1330      |      |
|             | 2,0+2,0      | 2,00                | 2,00    | ---     | ---     | ---     | 1,88                   | 4,00 | 5,16  | 0,46                           | 1,17 | 1,78 | 3,42 | A             | 585       |      |
|             | 2,0+2,5      | 2,00                | 2,50    | ---     | ---     | ---     | 1,93                   | 4,50 | 5,57  | 0,43                           | 1,33 | 1,78 | 3,38 | A             | 665       |      |
|             | 2,0+3,5      | 2,00                | 3,50    | ---     | ---     | ---     | 2,03                   | 5,50 | 6,18  | 0,43                           | 1,78 | 2,07 | 3,09 | B             | 890       |      |
|             | 2,0+5,0      | 2,00                | 5,00    | ---     | ---     | ---     | 2,18                   | 7,00 | 7,31  | 0,46                           | 2,51 | 2,74 | 2,79 | D             | 1255      |      |
|             | 2,0+6,0      | 1,86                | 5,56    | ---     | ---     | ---     | 2,30                   | 7,42 | 7,96  | 0,50                           | 2,55 | 2,97 | 2,91 | C             | 1275      |      |
|             | 2,0+7,1      | 1,71                | 6,09    | ---     | ---     | ---     | 2,45                   | 7,80 | 8,22  | 0,53                           | 2,85 | 3,10 | 2,74 | D             | 1425      |      |
|             | 2,5+2,5      | 2,50                | 2,50    | ---     | ---     | ---     | 1,98                   | 5,00 | 6,02  | 0,43                           | 1,42 | 1,97 | 3,52 | A             | 710       |      |
|             | 2,5+3,5      | 2,50                | 3,50    | ---     | ---     | ---     | 2,08                   | 6,00 | 6,60  | 0,43                           | 1,97 | 2,33 | 3,05 | B             | 985       |      |
|             | 2,5+5,0      | 2,41                | 4,83    | ---     | ---     | ---     | 2,24                   | 7,24 | 7,60  | 0,49                           | 2,68 | 2,92 | 2,70 | D             | 1340      |      |
|             | 2,5+6,0      | 2,23                | 5,36    | ---     | ---     | ---     | 2,37                   | 7,59 | 8,03  | 0,50                           | 2,67 | 2,97 | 2,84 | C             | 1335      |      |
|             | 2,5+7,1      | 2,08                | 5,90    | ---     | ---     | ---     | 2,51                   | 7,98 | 8,22  | 0,53                           | 2,98 | 3,10 | 2,68 | D             | 1490      |      |
|             | 3,5+3,5      | 3,50                | 3,50    | ---     | ---     | ---     | 2,18                   | 7,00 | 7,27  | 0,46                           | 2,61 | 2,78 | 2,68 | D             | 1305      |      |
|             | 3,5+5,0      | 3,13                | 4,46    | ---     | ---     | ---     | 2,37                   | 7,59 | 7,61  | 0,49                           | 2,92 | 2,97 | 2,60 | E             | 1460      |      |
|             | 3,5+6,0      | 2,93                | 5,01    | ---     | ---     | ---     | 2,50                   | 7,94 | 8,21  | 0,53                           | 2,91 | 3,10 | 2,73 | D             | 1455      |      |
|             | 3,5+7,1      | 2,75                | 5,58    | ---     | ---     | ---     | 2,64                   | 8,33 | 8,41  | 0,57                           | 3,24 | 3,29 | 2,57 | E             | 1620      |      |
|             | 5,0+5,0      | 4,06                | 4,06    | ---     | ---     | ---     | 2,57                   | 8,12 | 8,15  | 0,56                           | 3,26 | 3,29 | 2,49 | E             | 1630      |      |
|             | 5,0+6,0      | 3,85                | 4,62    | ---     | ---     | ---     | 2,70                   | 8,47 | 8,52  | 0,57                           | 3,19 | 3,24 | 2,66 | D             | 1595      |      |
|             | 5,0+7,1      | 3,66                | 5,20    | ---     | ---     | ---     | 2,84                   | 8,86 | 8,90  | 0,60                           | 3,60 | 3,66 | 2,46 | E             | 1800      |      |
|             | 6,0+6,0      | 4,41                | 4,41    | ---     | ---     | ---     | 2,83                   | 8,82 | 9,00  | 0,60                           | 3,19 | 3,33 | 2,76 | D             | 1595      |      |
|             | 6,0+7,1      | 4,12                | 4,88    | ---     | ---     | ---     | 2,97                   | 9,00 | 9,02  | 0,64                           | 3,26 | 3,33 | 2,76 | D             | 1630      |      |
|             | 7,1+7,1      | 4,50                | 4,50    | ---     | ---     | ---     | 3,12                   | 9,00 | 9,04  | 0,64                           | 3,20 | 3,34 | 2,81 | C             | 1600      |      |
|             | 5MKS90E7V3B  | 2,0+2,0+2,0         | 2,00    | 2,00    | 2,00    | ---     | ---                    | 2,08 | 6,00  | 6,63                           | 0,47 | 1,75 | 2,05 | 3,43          | A         | 875  |
|             |              | 2,0+2,0+2,5         | 2,00    | 2,00    | 2,50    | ---     | ---                    | 2,13 | 6,50  | 6,97                           | 0,47 | 2,00 | 2,27 | 3,25          | A         | 1000 |
|             |              | 2,0+2,0+3,5         | 1,93    | 1,93    | 3,38    | ---     | ---                    | 2,24 | 7,24  | 7,64                           | 0,47 | 2,44 | 2,73 | 2,97          | C         | 1220 |
| 2,0+2,0+5,0 |              | 1,72                | 1,72    | 4,33    | ---     | ---     | 2,43                   | 7,77 | 8,40  | 0,50                           | 2,69 | 3,13 | 2,89 | C             | 1345      |      |
| 2,0+2,0+6,0 |              | 1,62                | 1,62    | 4,88    | ---     | ---     | 2,57                   | 8,12 | 8,84  | 0,54                           | 2,73 | 3,19 | 2,97 | C             | 1365      |      |
| 2,0+2,0+7,1 |              | 1,53                | 1,53    | 5,45    | ---     | ---     | 2,71                   | 8,51 | 9,03  | 0,57                           | 2,99 | 3,34 | 2,85 | C             | 1495      |      |
| 2,0+2,5+2,5 |              | 2,00                | 2,50    | 2,50    | ---     | ---     | 2,18                   | 7,00 | 7,31  | 0,47                           | 2,32 | 2,49 | 3,02 | B             | 1160      |      |
| 2,0+2,5+3,5 |              | 1,86                | 2,32    | 3,24    | ---     | ---     | 2,30                   | 7,42 | 7,96  | 0,50                           | 2,55 | 2,91 | 2,91 | C             | 1275      |      |
| 2,0+2,5+5,0 |              | 1,67                | 2,09    | 4,18    | ---     | ---     | 2,50                   | 7,94 | 8,40  | 0,53                           | 2,81 | 3,13 | 2,83 | C             | 1405      |      |
| 2,0+2,5+6,0 |              | 1,58                | 1,98    | 4,74    | ---     | ---     | 2,63                   | 8,30 | 8,84  | 0,54                           | 2,86 | 3,19 | 2,90 | C             | 1430      |      |
| 2,0+2,5+7,1 |              | 1,50                | 1,87    | 5,31    | ---     | ---     | 2,78                   | 8,68 | 9,03  | 0,57                           | 3,13 | 3,34 | 2,77 | D             | 1565      |      |
| 2,0+3,5+3,5 |              | 1,73                | 3,02    | 3,02    | ---     | ---     | 2,43                   | 7,77 | 8,23  | 0,53                           | 2,79 | 3,11 | 2,78 | D             | 1395      |      |
| 2,0+3,5+5,0 |              | 1,58                | 2,77    | 3,95    | ---     | ---     | 2,63                   | 8,30 | 8,40  | 0,57                           | 3,07 | 3,13 | 2,70 | D             | 1535      |      |
| 2,0+3,5+6,0 |              | 1,50                | 2,63    | 4,52    | ---     | ---     | 2,76                   | 8,65 | 9,02  | 0,57                           | 3,06 | 3,33 | 2,83 | C             | 1530      |      |
| 2,0+3,5+7,1 |              | 1,43                | 2,50    | 5,07    | ---     | ---     | 2,91                   | 9,00 | 9,04  | 0,60                           | 3,34 | 3,39 | 2,69 | D             | 1670      |      |
| 2,0+5,0+5,0 |              | 1,46                | 3,68    | 3,68    | ---     | ---     | 2,83                   | 8,82 | 8,87  | 0,60                           | 3,36 | 3,40 | 2,63 | D             | 1680      |      |
| 2,0+5,0+6,0 |              | 1,39                | 3,46    | 4,15    | ---     | ---     | 2,96                   | 9,00 | 9,20  | 0,60                           | 3,15 | 3,36 | 2,86 | C             | 1575      |      |
| 2,0+5,0+7,1 |              | 1,28                | 3,19    | 4,53    | ---     | ---     | 3,10                   | 9,00 | 9,22  | 0,64                           | 3,08 | 3,36 | 2,92 | C             | 1540      |      |
| 2,0+6,0+6,0 |              | 1,28                | 3,86    | 3,86    | ---     | ---     | 3,09                   | 9,00 | 9,64  | 0,64                           | 2,86 | 3,43 | 3,15 | B             | 1430      |      |
| 2,0+6,0+7,1 |              | 1,19                | 3,58    | 4,23    | ---     | ---     | 3,23                   | 9,00 | 10,10 | 0,64                           | 2,79 | 3,97 | 3,23 | A             | 1395      |      |
| 2,5+2,5+2,5 |              | 2,41                | 2,41    | 2,41    | ---     | ---     | 2,24                   | 7,23 | 7,64  | 0,47                           | 2,43 | 2,73 | 2,98 | C             | 1215      |      |
| 2,5+2,5+3,5 |              | 2,23                | 2,23    | 3,13    | ---     | ---     | 2,37                   | 7,59 | 8,05  | 0,50                           | 2,67 | 2,98 | 2,84 | C             | 1335      |      |
| 2,5+2,5+5,0 |              | 2,03                | 2,03    | 4,06    | ---     | ---     | 2,57                   | 8,12 | 8,40  | 0,53                           | 2,94 | 3,13 | 2,76 | D             | 1470      |      |
| 2,5+2,5+6,0 |              | 1,93                | 1,93    | 4,61    | ---     | ---     | 2,70                   | 8,47 | 8,84  | 0,57                           | 2,92 | 3,19 | 2,90 | C             | 1460      |      |
| 2,5+2,5+7,1 |              | 1,83                | 1,83    | 5,20    | ---     | ---     | 2,84                   | 8,86 | 9,03  | 0,60                           | 3,27 | 3,34 | 2,71 | D             | 1635      |      |
| 2,5+3,5+3,5 |              | 2,08                | 2,93    | 2,93    | ---     | ---     | 2,50                   | 7,94 | 8,23  | 0,53                           | 2,92 | 3,11 | 2,72 | D             | 1460      |      |
| 2,5+3,5+5,0 |              | 1,93                | 2,70    | 3,84    | ---     | ---     | 2,70                   | 8,47 | 8,50  | 0,57                           | 3,20 | 3,22 | 2,65 | D             | 1600      |      |
| 2,5+3,5+6,0 |              | 1,84                | 2,57    | 4,41    | ---     | ---     | 2,83                   | 8,82 | 9,02  | 0,60                           | 3,19 | 3,33 | 2,76 | D             | 1595      |      |
| 2,5+3,5+7,1 |              | 1,72                | 2,40    | 4,88    | ---     | ---     | 2,97                   | 9,00 | 9,04  | 0,60                           | 3,34 | 3,39 | 2,69 | D             | 1670      |      |
| 2,5+5,0+5,0 |              | 1,80                | 3,60    | 3,60    | ---     | ---     | 2,89                   | 9,00 | 9,05  | 0,60                           | 3,57 | 3,59 | 2,52 | E             | 1785      |      |
| 2,5+5,0+6,0 | 1,67         | 3,33                | 4,00    | ---     | ---     | 3,02    | 9,00                   | 9,20 | 0,64  | 3,22                           | 3,36 | 2,80 | D    | 1610          |           |      |
| 5MKS90E7V3B | 2,5+5,0+7,1  | 1,54                | 3,08    | 4,38    | ---     | ---     | 3,17                   | 9,00 | 9,22  | 0,64                           | 3,15 | 3,36 | 2,86 | C             | 1575      |      |
|             | 2,5+6,0+6,0  | 1,56                | 3,72    | 3,72    | ---     | ---     | 3,16                   | 9,00 | 9,64  | 0,64                           | 2,93 | 3,43 | 3,07 | B             | 1465      |      |

# KOELEN

| BUITENUNIT | BINNEN-UNIT         | KOELCAPACITEIT (KW) |             |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |       | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |       |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |
|------------|---------------------|---------------------|-------------|---------|---------|---------|------------------------|------|-------|--------------------------------|-------|------|------|---------------|-----------|
|            |                     | KAMER A             | KAMER B     | KAMER C | KAMER D | KAMER E | MIN.                   | NOM. | MAX.  | MIN.                           | NOM.  | MAX. |      |               |           |
|            |                     | 5MKS90E7V3B         | 2,5+6,0+7,1 | 1,44    | 3,46    | 4,10    | ---                    | ---  | 3,30  | 9,00                           | 10,10 | 0,67 |      |               |           |
|            | 3,5+3,5+3,5         | 2,77                | 2,77        | 2,77    | ---     | ---     | 2,63                   | 8,31 | 8,35  | 0,57                           | 3,17  | 3,24 | 2,62 | D             | 1585      |
|            | 3,5+3,5+5,0         | 2,57                | 2,57        | 3,68    | ---     | ---     | 2,83                   | 8,82 | 8,88  | 0,60                           | 3,54  | 3,57 | 2,49 | E             | 1770      |
|            | 3,5+3,5+6,0         | 2,42                | 2,42        | 4,16    | ---     | ---     | 2,96                   | 9,00 | 9,03  | 0,60                           | 3,26  | 3,33 | 2,76 | D             | 1630      |
|            | 3,5+3,5+7,1         | 2,23                | 2,23        | 4,54    | ---     | ---     | 3,10                   | 9,00 | 9,05  | 0,64                           | 3,20  | 3,34 | 2,81 | C             | 1600      |
|            | 3,5+5,0+5,0         | 2,34                | 3,33        | 3,33    | ---     | ---     | 3,02                   | 9,00 | 9,06  | 0,64                           | 3,57  | 3,59 | 2,52 | E             | 1785      |
|            | 3,5+5,0+6,0         | 2,18                | 3,10        | 3,72    | ---     | ---     | 3,16                   | 9,00 | 9,21  | 0,64                           | 3,22  | 3,36 | 2,80 | D             | 1610      |
|            | 3,5+5,0+7,1         | 2,02                | 2,88        | 4,10    | ---     | ---     | 3,30                   | 9,00 | 9,65  | 0,67                           | 3,15  | 3,88 | 2,86 | C             | 1575      |
|            | 3,5+6,0+6,0         | 2,04                | 3,48        | 3,48    | ---     | ---     | 3,29                   | 9,00 | 10,08 | 0,67                           | 2,93  | 3,97 | 3,07 | B             | 1465      |
|            | 5,0+5,0+5,0         | 3,00                | 3,00        | 3,00    | ---     | ---     | 3,22                   | 9,00 | 9,49  | 0,67                           | 3,39  | 4,04 | 2,65 | D             | 1695      |
|            | 2,0+2,0+2,0+2,0     | 1,86                | 1,86        | 1,86    | 1,86    | ---     | 2,30                   | 7,44 | 7,96  | 0,51                           | 2,13  | 2,42 | 3,49 | A             | 1065      |
|            | 2,0+2,0+2,0+2,5     | 1,79                | 1,79        | 2,22    | ---     | ---     | 2,37                   | 7,59 | 8,25  | 0,51                           | 2,25  | 2,61 | 3,37 | A             | 1125      |
|            | 2,0+2,0+2,0+3,5     | 1,67                | 1,67        | 1,67    | 2,93    | ---     | 2,50                   | 7,94 | 8,78  | 0,54                           | 2,42  | 2,99 | 3,28 | A             | 1210      |
|            | 2,0+2,0+2,0+5,0     | 1,54                | 1,54        | 1,54    | 3,85    | ---     | 2,70                   | 8,47 | 9,03  | 0,57                           | 2,81  | 3,22 | 3,01 | B             | 1405      |
|            | 2,0+2,0+2,0+6,0     | 1,47                | 1,47        | 1,47    | 4,41    | ---     | 2,83                   | 8,82 | 9,65  | 0,58                           | 2,86  | 3,43 | 3,08 | B             | 1430      |
|            | 2,0+2,0+2,0+7,1     | 1,37                | 1,37        | 1,37    | 4,89    | ---     | 2,97                   | 9,00 | 9,68  | 0,61                           | 2,93  | 3,44 | 3,07 | B             | 1465      |
|            | 2,0+2,0+2,5+2,5     | 1,73                | 1,73        | 2,16    | 2,16    | ---     | 2,43                   | 7,78 | 8,53  | 0,51                           | 2,30  | 2,79 | 3,38 | A             | 1150      |
|            | 2,0+2,0+2,5+3,5     | 1,62                | 1,62        | 2,03    | 2,85    | ---     | 2,57                   | 8,12 | 8,86  | 0,54                           | 2,67  | 3,20 | 3,04 | B             | 1335      |
|            | 2,0+2,0+2,5+5,0     | 1,50                | 1,50        | 1,88    | 3,77    | ---     | 2,76                   | 8,65 | 9,21  | 0,57                           | 2,95  | 3,36 | 2,93 | C             | 1475      |
|            | 2,0+2,0+2,5+6,0     | 1,44                | 1,44        | 1,80    | 4,32    | ---     | 2,89                   | 9,00 | 9,65  | 0,58                           | 3,00  | 3,43 | 3,00 | C             | 1500      |
|            | 2,0+2,0+2,5+7,1     | 1,32                | 1,32        | 1,65    | 4,71    | ---     | 3,04                   | 9,00 | 9,68  | 0,61                           | 2,93  | 3,44 | 3,07 | B             | 1465      |
|            | 2,0+2,0+3,5+3,5     | 1,54                | 1,54        | 2,70    | 2,70    | ---     | 2,70                   | 8,48 | 8,86  | 0,57                           | 2,93  | 3,20 | 2,89 | C             | 1465      |
|            | 2,0+2,0+3,5+5,0     | 1,44                | 1,44        | 2,52    | 3,60    | ---     | 2,89                   | 9,00 | 9,22  | 0,61                           | 3,22  | 3,36 | 2,80 | D             | 1610      |
|            | 2,0+2,0+3,5+6,0     | 1,33                | 1,33        | 2,34    | 4,00    | ---     | 3,02                   | 9,00 | 9,66  | 0,61                           | 2,86  | 3,43 | 3,15 | B             | 1430      |
|            | 2,0+2,0+3,5+7,1     | 1,23                | 1,23        | 2,16    | 4,38    | ---     | 3,17                   | 9,00 | 9,68  | 0,64                           | 2,79  | 3,44 | 3,23 | A             | 1395      |
|            | 2,0+2,0+5,0+5,0     | 1,29                | 1,29        | 3,21    | 3,21    | ---     | 3,09                   | 9,00 | 9,40  | 0,64                           | 3,11  | 3,39 | 2,89 | C             | 1555      |
|            | 2,0+2,0+5,0+6,0     | 1,20                | 1,20        | 3,00    | 3,60    | ---     | 3,22                   | 9,00 | 10,40 | 0,64                           | 2,88  | 4,26 | 3,13 | B             | 1440      |
|            | 2,0+2,5+2,5+2,5     | 1,67                | 2,09        | 2,09    | 2,09    | ---     | 2,50                   | 7,94 | 8,78  | 0,54                           | 2,42  | 2,99 | 3,28 | A             | 1210      |
|            | 2,0+2,5+2,5+3,5     | 1,57                | 1,98        | 1,98    | 2,77    | ---     | 2,63                   | 8,30 | 8,86  | 0,54                           | 2,80  | 3,20 | 2,96 | C             | 1400      |
|            | 2,0+2,5+2,5+5,0     | 1,46                | 1,84        | 1,84    | 3,68    | ---     | 2,83                   | 8,82 | 9,21  | 0,57                           | 3,08  | 3,36 | 2,86 | C             | 1540      |
|            | 2,0+2,5+2,5+6,0     | 1,39                | 1,73        | 1,73    | 4,15    | ---     | 2,96                   | 9,00 | 9,65  | 0,61                           | 2,93  | 3,43 | 3,07 | B             | 1465      |
|            | 2,0+2,5+2,5+7,1     | 1,27                | 1,60        | 1,60    | 4,53    | ---     | 3,10                   | 9,00 | 9,68  | 0,64                           | 2,79  | 3,44 | 3,23 | A             | 1395      |
|            | 2,0+2,5+3,5+3,5     | 1,50                | 1,89        | 2,63    | 2,63    | ---     | 2,76                   | 8,65 | 9,04  | 0,57                           | 3,06  | 3,34 | 2,83 | C             | 1530      |
|            | 2,0+2,5+3,5+5,0     | 1,39                | 1,73        | 2,42    | 3,46    | ---     | 2,96                   | 9,00 | 9,22  | 0,61                           | 3,22  | 3,36 | 2,80 | D             | 1610      |
|            | 2,0+2,5+3,5+6,0     | 1,28                | 1,61        | 2,25    | 3,86    | ---     | 3,09                   | 9,00 | 9,66  | 0,64                           | 2,86  | 3,43 | 3,15 | B             | 1430      |
|            | 2,0+2,5+3,5+7,1     | 1,19                | 1,49        | 2,09    | 4,23    | ---     | 3,23                   | 9,00 | 10,12 | 0,64                           | 2,79  | 3,98 | 3,23 | A             | 1395      |
|            | 2,0+2,5+5,0+5,0     | 1,25                | 1,55        | 3,10    | 3,10    | ---     | 3,16                   | 9,00 | 9,40  | 0,64                           | 3,11  | 3,39 | 2,89 | C             | 1555      |
|            | 2,0+2,5+5,0+6,0     | 1,17                | 1,45        | 2,90    | 3,48    | ---     | 3,29                   | 9,00 | 10,40 | 0,64                           | 2,88  | 4,26 | 3,13 | B             | 1440      |
|            | 2,0+3,5+3,5+3,5     | 1,44                | 2,52        | 2,52    | 2,52    | ---     | 2,89                   | 9,00 | 9,05  | 0,60                           | 3,34  | 3,39 | 2,69 | D             | 1610      |
|            | 2,0+3,5+3,5+5,0     | 1,29                | 2,25        | 2,25    | 3,21    | ---     | 3,09                   | 9,00 | 9,22  | 0,64                           | 3,22  | 3,37 | 2,80 | D             | 1670      |
|            | 2,0+3,5+3,5+6,0     | 1,20                | 2,10        | 2,10    | 3,60    | ---     | 3,22                   | 9,00 | 10,10 | 0,64                           | 2,86  | 3,97 | 3,15 | B             | 1430      |
|            | 2,0+3,5+5,0+5,0     | 1,17                | 2,03        | 2,90    | 2,90    | ---     | 3,29                   | 9,00 | 9,96  | 0,67                           | 3,11  | 4,15 | 2,89 | C             | 1555      |
|            | 2,5+2,5+2,5+2,5     | 2,03                | 2,03        | 2,03    | 2,03    | ---     | 2,57                   | 8,12 | 8,85  | 0,54                           | 2,67  | 3,19 | 3,04 | B             | 1335      |
|            | 2,5+2,5+2,5+3,5     | 1,93                | 1,93        | 1,93    | 2,68    | ---     | 2,70                   | 8,47 | 8,86  | 0,57                           | 2,93  | 3,20 | 2,89 | C             | 1465      |
|            | 2,5+2,5+2,5+5,0     | 1,80                | 1,80        | 1,80    | 3,60    | ---     | 2,89                   | 9,00 | 9,21  | 0,61                           | 3,22  | 3,36 | 2,80 | D             | 1610      |
|            | 2,5+2,5+2,5+6,0     | 1,67                | 1,67        | 1,67    | 3,99    | ---     | 3,02                   | 9,00 | 9,65  | 0,61                           | 2,93  | 3,43 | 3,07 | B             | 1465      |
|            | 2,5+2,5+2,5+7,1     | 1,54                | 1,54        | 1,54    | 4,38    | ---     | 3,17                   | 9,00 | 9,68  | 0,64                           | 2,79  | 3,44 | 3,23 | A             | 1395      |
|            | 2,5+2,5+3,5+3,5     | 1,84                | 1,84        | 2,57    | 2,57    | ---     | 2,83                   | 8,82 | 9,04  | 0,60                           | 3,20  | 3,34 | 2,76 | D             | 1600      |
|            | 2,5+2,5+3,5+5,0     | 1,67                | 1,67        | 2,33    | 3,33    | ---     | 3,02                   | 9,00 | 9,22  | 0,64                           | 3,22  | 3,36 | 2,80 | D             | 1610      |
|            | 2,5+2,5+3,5+6,5     | 1,55                | 1,55        | 2,18    | 3,72    | ---     | 3,16                   | 9,00 | 9,66  | 0,64                           | 2,86  | 3,43 | 3,15 | B             | 1430      |
|            | 2,5+2,5+3,5+7,1     | 1,44                | 1,44        | 2,02    | 4,10    | ---     | 3,30                   | 9,00 | 10,12 | 0,67                           | 2,79  | 3,98 | 3,23 | A             | 1395      |
|            | 2,5+2,5+5,0+5,0     | 1,50                | 1,50        | 3,00    | 3,00    | ---     | 3,22                   | 9,00 | 9,95  | 0,67                           | 3,11  | 4,15 | 2,89 | C             | 1555      |
|            | 2,5+3,5+3,5+3,5     | 1,74                | 2,42        | 2,42    | 2,42    | ---     | 2,96                   | 9,00 | 9,07  | 0,60                           | 3,34  | 3,39 | 2,69 | D             | 1670      |
|            | 2,5+3,5+3,5+5,0     | 1,56                | 2,17        | 2,17    | 3,10    | ---     | 3,16                   | 9,00 | 9,22  | 0,64                           | 3,22  | 3,37 | 2,80 | D             | 1610      |
|            | 2,5+3,5+3,5+6,0     | 1,46                | 2,03        | 2,03    | 3,48    | ---     | 3,29                   | 9,00 | 10,10 | 0,67                           | 2,86  | 3,97 | 3,15 | B             | 1430      |
|            | 3,5+3,5+3,5+3,5     | 2,25                | 2,25        | 2,25    | 2,25    | ---     | 3,09                   | 9,00 | 9,05  | 0,64                           | 3,34  | 3,39 | 2,69 | D             | 1670      |
|            | 3,5+3,5+3,5+5,0     | 2,03                | 2,03        | 2,03    | 2,91    | ---     | 3,29                   | 9,00 | 9,66  | 0,67                           | 3,22  | 3,88 | 2,80 | D             | 1610      |
|            | 2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 | 1,63                | 1,63        | 1,63    | 1,63    | 1,63    | 2,57                   | 8,15 | 9,03  | 0,55                           | 2,40  | 3,00 | 3,40 | A             | 1200      |
|            | 2,0+2,0+2,0+2,0+2,5 | 1,58                | 1,58        | 1,58    | 1,98    | 1,98    | 2,63                   | 8,30 | 9,25  | 0,55                           | 2,47  | 3,14 | 3,36 | A             | 1235      |
|            | 2,0+2,0+2,0+2,0+3,5 | 1,50                | 1,50        | 1,50    | 1,50    | 2,65    | 2,76                   | 8,65 | 9,64  | 0,58                           | 2,73  | 3,43 | 3,17 | B             | 1365      |
|            | 2,0+2,0+2,0+2,0+5,0 | 1,38                | 1,38        | 1,38    | 3,48    | 3,48    | 2,96                   | 9,00 | 9,85  | 0,61                           | 3,28  | 3,46 | 3,13 | B             | 1440      |
|            | 2,0+2,0+2,0+2,0+6,0 | 1,29                | 1,29        | 1,29    | 3,84    | 3,84    | 3,09                   | 9,00 | 10,30 | 0,61                           | 2,68  | 3,53 | 3,36 | A             | 1340      |
|            | 2,0+2,0+2,0+2,0+7,1 | 1,19                | 1,19        | 1,19    | 4,24    | 4,24    | 3,23                   | 9,00 | 10,46 | 0,64                           | 2,58  | 3,70 | 3,49 | A             | 1290      |
|            | 2,0+2,0+2,0+2,5+2,5 | 1,54                | 1,54        | 1,54    | 1,92    | 1,92    | 2,70                   | 8,46 | 9,45  | 0,55                           | 2,59  | 3,29 | 3,27 | A             | 1295      |
|            | 2,0+2,0+2,0+2,5+3,5 | 1,47                | 1,47        | 1,47    | 1,84    | 2,57    | 2,83                   | 8,82 | 9,67  | 0,58                           | 2,79  | 3,43 | 3,16 | B             | 1395      |
|            | 2,0+2,0+2,0+2,5+5,0 | 1,33                | 1,33        | 1,33    | 1,67    | 3,34    | 3,02                   | 9,00 | 9,85  | 0,61                           | 2,88  | 3,46 | 3,13 | B             | 1440      |
|            | 2,0+2,0+2,0+2,5+6,0 | 1,24                | 1,24        | 1,24    | 1,55    | 3,73    | 3,16                   | 9,00 | 10,30 | 0,61                           | 2,68  | 3,53 | 3,36 | A             | 1340      |
|            | 2,0+2,0+2,0+2,5+7,1 | 1,15                | 1,15        | 1,15    | 1,44    | 4,11    | 3,30                   | 9,00 | 10,50 | 0,64                           | 2,58  | 3,70 | 3,49 | A             | 1290      |
|            | 2,0+2,0+2,0+3,5+3,5 | 1,54                | 1,54        | 1,54    | 1,92    | 1,92    | 2,70                   | 8,46 | 9,45  | 0,55                           | 2,63  | 3,29 | 3,22 | A             | 1315      |
|            | 2,0+2,0+2,0+3,5+5,0 | 1,24                | 1,24        | 1,24    | 2,17    | 3,11    | 3,16                   | 9,00 | 9,86  | 0,64                           | 2,88  | 3,46 | 3,13 | B             | 1440      |
|            | 2,0+2,0+2,0+3,5+6,0 | 1,16                | 1,16        | 1,16    | 2,03    | 3,49    | 3,29                   | 9,00 | 10,49 | 0,64                           | 2,65  | 3,69 | 3,40 | A             | 1325      |
|            | 2,0+2,0+2,5+2,5+2,5 | 1,51                | 1,51        | 1,88    | 1,88    | 1,88    | 2,76                   | 8,66 | 9,64  | 0,58                           | 2,73  | 3,43 | 3,17 | B             | 1365      |
|            | 2,0+2,0+2,5+2,5+3,5 | 1,44                | 1,44        | 1,80    | 1,80    | 2,52    | 2,89                   | 9,00 | 9,67  | 0,58                           | 2,93  | 3    |      |               |           |

## KOELEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS        | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |       | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |
|-------------|---------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------|------|-------|--------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|
|             |                     | KAMER A             | KAMER B | KAMER C | KAMER D | KAMER E | MIN.                   | NOM. | MAX.  | MIN.                           | NOM. | MAX. |      |               |           |
| 5MKS90E7V3B | 2.5+2.5+2.5+2.5+2.5 | 1,80                | 1,80    | 1,80    | 1,80    | 1,80    | 2,89                   | 9,00 | 9,67  | 0,58                           | 2,93 | 3,43 | 3,07 | B             | 1465      |
|             | 2.5+2.5+2.5+2.5+3.5 | 1,67                | 1,67    | 1,67    | 1,67    | 2,32    | 3,02                   | 9,00 | 9,67  | 0,61                           | 2,86 | 3,43 | 3,15 | B             | 1430      |
|             | 2.5+2.5+2.5+2.5+5.0 | 1,50                | 1,50    | 1,50    | 1,50    | 3,00    | 3,22                   | 9,00 | 10,41 | 0,64                           | 2,88 | 4,26 | 3,13 | B             | 1440      |
|             | 2.5+2.5+2.5+3.5+3.5 | 1,56                | 1,56    | 1,56    | 2,16    | 2,16    | 3,16                   | 9,00 | 9,68  | 0,64                           | 2,93 | 3,44 | 3,07 | B             | 1465      |
|             | 2.5+2.5+3.5+3.5+3.5 | 1,44                | 1,44    | 2,04    | 2,04    | 2,04    | 3,29                   | 9,00 | 10,12 | 0,67                           | 2,86 | 3,98 | 3,15 | B             | 1430      |

Opmerking: Aangesloten op 2,0, 2,5, 3,5 en 5,0 Klasse: wandmodel type C / 6,0, 7,1 Klasse : wandmodel type E

# R-410A invertergestuurde buitenunits met warmtepomp

## KOELEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |
|-------------|--------------|---------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|--------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|
|             |              | KAMER A             | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                           | NOM. | MAX. |      |               |           |
| 2MXS40DAVMB | 2,0          | 2,00                | ---     | ---     | ---     | 1,20                   | 2,00 | 2,40 | 0,34                           | 0,61 | 0,74 | 3,28 | A             | 305       |
|             | 2,5          | 2,50                | ---     | ---     | ---     | 1,20                   | 2,50 | 3,00 | 0,34                           | 0,76 | 1,02 | 3,29 | A             | 386       |
|             | 3,5          | 3,15                | ---     | ---     | ---     | 1,20                   | 3,15 | 3,60 | 0,34                           | 1,12 | 1,44 | 2,81 | C             | 560       |
|             | 2,0+2,0      | 1,90                | 1,90    | ---     | ---     | 1,50                   | 3,80 | 4,10 | 0,40                           | 1,19 | 1,46 | 3,19 | B             | 595       |
|             | 2,0+2,5      | 1,80                | 2,10    | ---     | ---     | 1,50                   | 3,90 | 4,10 | 0,40                           | 1,21 | 1,46 | 3,22 | A             | 605       |
|             | 2,0+3,5      | 1,70                | 2,20    | ---     | ---     | 1,50                   | 3,90 | 4,20 | 0,40                           | 1,21 | 1,49 | 3,22 | A             | 605       |
|             | 2,5+2,5      | 1,95                | 1,95    | ---     | ---     | 1,50                   | 3,90 | 4,20 | 0,40                           | 1,21 | 1,49 | 3,22 | A             | 605       |
|             | 2,5+3,5      | 1,75                | 2,15    | ---     | ---     | 1,50                   | 3,90 | 4,20 | 0,40                           | 1,21 | 1,49 | 3,22 | A             | 605       |

## VERWARMEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS | VERWARMINGSCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN VERWARMEN (KW) |      |      | COP  | ENERGIE-LABEL |
|-------------|--------------|----------------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|---------------|
|             |              | KAMER A                    | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                              | NOM. | MAX. |      |               |
| 2MXS40DAVMB | 2,0          | 3,00                       | ---     | ---     | ---     | 1,20                   | 3,00 | 3,70 | 0,38                              | 1,00 | 1,34 | 3,00 | D             |
|             | 2,5          | 3,40                       | ---     | ---     | ---     | 1,20                   | 3,40 | 4,10 | 0,38                              | 1,14 | 1,60 | 2,98 | D             |
|             | 3,5          | 3,80                       | ---     | ---     | ---     | 1,20                   | 3,80 | 4,40 | 0,38                              | 1,35 | 1,85 | 2,81 | D             |
|             | 2,0+2,0      | 2,10                       | 2,10    | ---     | ---     | 1,50                   | 4,20 | 4,60 | 0,34                              | 1,14 | 1,39 | 3,68 | A             |
|             | 2,0+2,5      | 2,10                       | 2,30    | ---     | ---     | 1,50                   | 4,40 | 4,70 | 0,34                              | 1,19 | 1,42 | 3,70 | A             |
|             | 2,0+3,5      | 2,00                       | 2,40    | ---     | ---     | 1,50                   | 4,40 | 4,70 | 0,34                              | 1,19 | 1,42 | 3,70 | A             |
|             | 2,5+2,5      | 2,20                       | 2,20    | ---     | ---     | 1,50                   | 4,40 | 4,70 | 0,34                              | 1,19 | 1,42 | 3,70 | A             |
|             | 2,5+3,5      | 2,05                       | 2,35    | ---     | ---     | 1,50                   | 4,40 | 4,70 | 0,34                              | 1,19 | 1,42 | 3,70 | A             |

Opmerking: Aangesloten op 2,0, 2,5, 3,5 klasse: wandmodel type D

## KOELEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |
|-------------|--------------|---------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|--------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|
|             |              | KAMER A             | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                           | NOM. | MAX. |      |               |           |
| 2MXS40DAVMB | 2,0          | 2,00                | ---     | ---     | ---     | 1,20                   | 2,00 | 2,40 | 0,34                           | 0,62 | 0,75 | 3,23 | A             | 310       |
|             | 2,5          | 2,50                | ---     | ---     | ---     | 1,20                   | 2,50 | 3,00 | 0,34                           | 0,77 | 1,03 | 3,25 | A             | 385       |
|             | 3,5          | 3,15                | ---     | ---     | ---     | 1,20                   | 3,15 | 3,60 | 0,34                           | 1,14 | 1,46 | 2,76 | D             | 570       |
|             | 2,0+2,0      | 1,90                | 1,90    | ---     | ---     | 1,50                   | 3,80 | 4,10 | 0,40                           | 1,21 | 1,49 | 3,14 | B             | 605       |
|             | 2,0+2,5      | 1,80                | 2,10    | ---     | ---     | 1,50                   | 3,90 | 4,10 | 0,40                           | 1,24 | 1,49 | 3,15 | B             | 620       |
|             | 2,0+3,5      | 1,70                | 2,20    | ---     | ---     | 1,50                   | 3,90 | 4,20 | 0,40                           | 1,24 | 1,52 | 3,42 | A             | 620       |
|             | 2,5+2,5      | 1,95                | 1,95    | ---     | ---     | 1,50                   | 3,90 | 4,20 | 0,40                           | 1,24 | 1,52 | 3,42 | A             | 620       |
|             | 2,5+3,5      | 1,75                | 2,15    | ---     | ---     | 1,50                   | 3,90 | 4,20 | 0,40                           | 1,24 | 1,52 | 3,42 | A             | 620       |

## VERWARMEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS | VERWARMINGSCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN VERWARMEN (KW) |      |      | COP  | ENERGIE-LABEL |
|-------------|--------------|----------------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|---------------|
|             |              | KAMER A                    | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                              | NOM. | MAX. |      |               |
| 2MXS40DAVMB | 2,0          | 3,00                       | ---     | ---     | ---     | 1,20                   | 3,00 | 3,70 | 0,38                              | 1,01 | 1,36 | 2,97 | D             |
|             | 2,5          | 3,40                       | ---     | ---     | ---     | 1,20                   | 3,40 | 4,10 | 0,38                              | 1,15 | 1,62 | 2,96 | D             |
|             | 3,5          | 3,80                       | ---     | ---     | ---     | 1,20                   | 3,80 | 4,40 | 0,38                              | 1,37 | 1,87 | 2,77 | E             |
|             | 2,0+2,0      | 2,10                       | 2,10    | ---     | ---     | 1,50                   | 4,20 | 4,60 | 0,34                              | 1,17 | 1,42 | 3,59 | B             |
|             | 2,0+2,5      | 2,10                       | 2,30    | ---     | ---     | 1,50                   | 4,40 | 4,70 | 0,34                              | 1,22 | 1,45 | 3,61 | A             |
|             | 2,0+3,5      | 2,00                       | 2,40    | ---     | ---     | 1,50                   | 4,40 | 4,70 | 0,34                              | 1,22 | 1,45 | 3,61 | A             |
|             | 2,5+2,5      | 2,20                       | 2,20    | ---     | ---     | 1,50                   | 4,40 | 4,70 | 0,34                              | 1,22 | 1,45 | 3,61 | A             |
|             | 2,5+3,5      | 2,05                       | 2,35    | ---     | ---     | 1,50                   | 4,40 | 4,70 | 0,34                              | 1,22 | 1,45 | 3,61 | A             |

Opmerking: Aangesloten op 2,0, 2,5, 3,5 klasse: wandmodel type C



## KOELEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |
|-------------|--------------|---------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|--------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|
|             |              | KAMER A             | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                           | NOM. | MAX. |      |               |           |
| 2MXS52E2V1B | 2,0          | 2,00                | ---     | ---     | ---     | 1,76                   | 2,00 | 2,84 | 0,35                           | 0,46 | 0,74 | 4,35 | A             | 230       |
|             | 2,5          | 2,50                | ---     | ---     | ---     | 1,76                   | 2,50 | 3,12 | 0,35                           | 0,62 | 0,75 | 4,03 | A             | 310       |
|             | 3,5          | 3,50                | ---     | ---     | ---     | 1,76                   | 3,50 | 4,18 | 0,35                           | 0,97 | 1,29 | 3,61 | A             | 485       |
|             | 5,0          | ---                 | ---     | 5,00    | ---     | 1,79                   | 5,00 | 5,40 | 0,35                           | 1,75 | 2,03 | 2,86 | C             | 875       |
|             | 2,0+2,0      | 2,00                | 2,00    | ---     | ---     | 1,88                   | 4,00 | 5,96 | 0,35                           | 0,95 | 1,91 | 4,21 | A             | 475       |
|             | 2,0+2,5      | 2,00                | 2,50    | ---     | ---     | 1,88                   | 4,50 | 6,23 | 0,35                           | 1,18 | 2,14 | 3,81 | A             | 590       |
|             | 2,0+3,5      | 1,89                | 3,31    | ---     | ---     | 1,88                   | 5,20 | 6,24 | 0,35                           | 1,55 | 2,07 | 3,35 | A             | 775       |
|             | 2,0+5,0      | 1,49                | ---     | 3,71    | ---     | 1,88                   | 5,20 | 6,47 | 0,35                           | 1,42 | 2,15 | 3,66 | A             | 710       |
|             | 2,5+2,5      | 2,50                | 2,50    | ---     | ---     | 1,88                   | 5,00 | 6,23 | 0,35                           | 1,45 | 2,14 | 3,45 | A             | 725       |
|             | 2,5+3,5      | 2,17                | 3,03    | ---     | ---     | 1,88                   | 5,20 | 6,35 | 0,35                           | 1,55 | 2,25 | 3,35 | A             | 775       |
|             | 2,5+5,0      | 1,73                | ---     | 3,47    | ---     | 1,88                   | 5,20 | 6,47 | 0,35                           | 1,42 | 2,07 | 3,66 | A             | 710       |
|             | 3,5+3,5      | 2,60                | 2,60    | ---     | ---     | 1,88                   | 5,20 | 6,40 | 0,35                           | 1,55 | 2,25 | 3,35 | A             | 775       |
|             | 3,5+5,0      | 2,14                | ---     | 3,06    | ---     | 1,88                   | 5,20 | 6,49 | 0,35                           | 1,42 | 2,09 | 3,66 | A             | 710       |

## VERWARMEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS | VERWARMINGSCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN VERWARMEN (KW) |      |      | COP  | ENERGIE-LABEL |
|-------------|--------------|----------------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|---------------|
|             |              | KAMER A                    | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                              | NOM. | MAX. |      |               |
| 2MXS52E2V1B | 2,0          | 2,72                       | ---     | ---     | ---     | 1,21                   | 2,72 | 3,75 | 0,30                              | 0,72 | 1,20 | 3,78 | A             |
|             | 2,5          | 3,40                       | ---     | ---     | ---     | 1,21                   | 3,40 | 4,00 | 0,30                              | 0,99 | 1,26 | 3,43 | B             |
|             | 3,5          | 4,20                       | ---     | ---     | ---     | 1,21                   | 4,20 | 4,82 | 0,30                              | 1,39 | 1,68 | 3,02 | D             |
|             | 5,0          | ---                        | ---     | 5,80    | ---     | 1,33                   | 5,80 | 6,79 | 0,30                              | 2,16 | 2,59 | 2,69 | E             |
|             | 2,0+2,0      | 3,05                       | 3,05    | ---     | ---     | 1,28                   | 6,10 | 7,00 | 0,31                              | 1,70 | 2,28 | 3,59 | B             |
|             | 2,0+2,5      | 2,78                       | 3,47    | ---     | ---     | 1,28                   | 6,25 | 7,00 | 0,31                              | 1,75 | 2,28 | 3,57 | B             |
|             | 2,0+3,5      | 2,38                       | 4,17    | ---     | ---     | 1,34                   | 6,55 | 7,04 | 0,31                              | 1,86 | 2,28 | 3,52 | B             |
|             | 2,0+5,0      | 1,94                       | ---     | 4,86    | ---     | 1,39                   | 6,80 | 7,20 | 0,31                              | 1,87 | 2,32 | 3,64 | A             |
|             | 2,5+2,5      | 3,25                       | 3,25    | ---     | ---     | 1,28                   | 6,50 | 7,00 | 0,31                              | 1,86 | 2,31 | 3,49 | B             |
|             | 2,5+3,5      | 2,79                       | 3,97    | ---     | ---     | 1,34                   | 6,70 | 7,19 | 0,31                              | 1,93 | 2,36 | 3,47 | B             |
|             | 2,5+5,0      | 2,27                       | ---     | 4,53    | ---     | 1,45                   | 6,80 | 7,35 | 0,31                              | 1,87 | 2,32 | 3,64 | A             |
|             | 3,5+3,5      | 3,40                       | 3,40    | ---     | ---     | 1,40                   | 6,80 | 7,22 | 0,31                              | 1,97 | 2,35 | 3,45 | B             |
|             | 3,5+5,0      | 2,80                       | ---     | 4,00    | ---     | 1,45                   | 6,80 | 7,50 | 0,31                              | 1,83 | 2,31 | 3,72 | A             |

Opmerking: Aangesloten op 2,0, 2,5, 3,5 en 5,0 klasse: wandmodel type D

## KOELEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |
|-------------|--------------|---------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|--------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|
|             |              | KAMER A             | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                           | NOM. | MAX. |      |               |           |
| 2MXS52E2V1B | 2,0          | 2,00                | ---     | ---     | ---     | 1,74                   | 2,00 | 2,81 | 0,35                           | 0,46 | 0,74 | 4,35 | A             | 230       |
|             | 2,5          | 2,50                | ---     | ---     | ---     | 1,74                   | 2,50 | 3,07 | 0,35                           | 0,64 | 0,75 | 3,91 | A             | 320       |
|             | 3,5          | 3,50                | ---     | ---     | ---     | 1,74                   | 3,50 | 4,08 | 0,35                           | 0,98 | 1,28 | 3,57 | A             | 490       |
|             | 5,0          | ---                 | ---     | 5,00    | ---     | 1,85                   | 5,00 | 5,80 | 0,35                           | 1,54 | 2,10 | 3,25 | A             | 770       |
|             | 2,0+2,0      | 2,00                | 2,00    | ---     | ---     | 1,87                   | 4,00 | 5,78 | 0,35                           | 1,00 | 1,90 | 4,00 | A             | 500       |
|             | 2,0+2,5      | 2,00                | 2,50    | ---     | ---     | 1,87                   | 4,50 | 6,06 | 0,35                           | 1,23 | 2,23 | 3,66 | A             | 615       |
|             | 2,0+3,5      | 1,89                | 3,31    | ---     | ---     | 1,87                   | 5,20 | 6,06 | 0,35                           | 1,62 | 2,16 | 3,21 | A             | 810       |
|             | 2,0+5,0      | 1,49                | ---     | 3,71    | ---     | 1,88                   | 5,20 | 6,50 | 0,35                           | 1,32 | 2,18 | 3,94 | A             | 660       |
|             | 2,5+2,5      | 2,50                | 2,50    | ---     | ---     | 1,87                   | 5,00 | 6,06 | 0,35                           | 1,54 | 2,23 | 3,25 | A             | 770       |
|             | 2,5+3,5      | 2,17                | 3,03    | ---     | ---     | 1,87                   | 5,20 | 6,06 | 0,35                           | 1,62 | 2,23 | 3,21 | A             | 810       |
|             | 2,5+5,0      | 1,73                | ---     | 3,47    | ---     | 1,88                   | 5,20 | 6,52 | 0,35                           | 1,32 | 2,17 | 3,94 | A             | 660       |
|             | 3,5+3,5      | 2,60                | 2,60    | ---     | ---     | 1,87                   | 5,20 | 6,06 | 0,35                           | 1,62 | 2,23 | 3,21 | A             | 810       |
|             | 3,5+5,0      | 2,14                | ---     | 3,06    | ---     | 1,88                   | 5,20 | 6,52 | 0,35                           | 1,32 | 2,16 | 3,94 | A             | 660       |

## VERWARMEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS | VERWARMINGSCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN VERWARMEN (KW) |      |      | COP  | ENERGIE-LABEL |
|-------------|--------------|----------------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|---------------|
|             |              | KAMER A                    | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                              | NOM. | MAX. |      |               |
| 2MXS52E2V1B | 2,0          | 2,72                       | ---     | ---     | ---     | 1,22                   | 2,72 | 3,75 | 0,30                              | 0,76 | 1,24 | 3,58 | B             |
|             | 2,5          | 3,40                       | ---     | ---     | ---     | 1,22                   | 3,40 | 4,00 | 0,30                              | 1,09 | 1,3  | 3,12 | D             |
|             | 3,5          | 4,20                       | ---     | ---     | ---     | 1,22                   | 4,20 | 4,41 | 0,30                              | 1,47 | 1,57 | 2,86 | D             |
|             | 5,0          | ---                        | ---     | 5,80    | ---     | 1,30                   | 5,80 | 6,79 | 0,30                              | 1,74 | 2,51 | 3,33 | C             |
|             | 2,0+2,0      | 3,05                       | 3,05    | ---     | ---     | 1,30                   | 6,10 | 6,82 | 0,30                              | 1,86 | 2,27 | 3,28 | C             |
|             | 2,0+2,5      | 2,78                       | 3,47    | ---     | ---     | 1,30                   | 6,25 | 6,82 | 0,30                              | 1,92 | 2,27 | 3,26 | C             |
|             | 2,0+3,5      | 2,38                       | 4,17    | ---     | ---     | 1,35                   | 6,55 | 6,89 | 0,31                              | 2,09 | 2,27 | 3,13 | D             |
|             | 2,0+5,0      | 1,94                       | ---     | 4,86    | ---     | 1,37                   | 6,80 | 7,42 | 0,31                              | 1,62 | 2,09 | 4,20 | A             |
|             | 2,5+2,5      | 3,25                       | 3,25    | ---     | ---     | 1,30                   | 6,50 | 6,82 | 0,30                              | 2,02 | 2,27 | 3,22 | C             |
|             | 2,5+3,5      | 2,79                       | 3,97    | ---     | ---     | 1,35                   | 6,70 | 6,98 | 0,31                              | 2,14 | 2,35 | 3,13 | D             |
|             | 2,5+5,0      | 2,27                       | ---     | 4,53    | ---     | 1,43                   | 6,80 | 7,45 | 0,31                              | 1,62 | 2,09 | 4,20 | A             |
|             | 3,5+3,5      | 3,40                       | 3,40    | ---     | ---     | 1,41                   | 6,80 | 7,18 | 0,31                              | 2,18 | 2,43 | 3,12 | D             |
|             | 3,5+5,0      | 2,80                       | ---     | 4,00    | ---     | 1,43                   | 6,80 | 7,54 | 0,31                              | 1,62 | 2,09 | 4,20 | A             |

Opmerking: Aangesloten op 2,0, 2,5, 3,5 klasse: wandmodel type C / 5,0 klasse: wandmodel type E

## KOELEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |
|-------------|--------------|---------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|--------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|
|             |              | KAMER A             | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                           | NOM. | MAX. |      |               |           |
| 2MXS52E2V1B | 2,0          | 2,00                | ---     | ---     | ---     | 1,76                   | 2,00 | 2,84 | 0,35                           | 0,46 | 0,74 | 4,35 | A             | 230       |
|             | 2,5          | 2,50                | ---     | ---     | ---     | 1,76                   | 2,50 | 3,12 | 0,35                           | 0,62 | 0,75 | 4,03 | A             | 310       |
|             | 3,5          | 3,50                | ---     | ---     | ---     | 1,76                   | 3,50 | 4,18 | 0,35                           | 0,97 | 1,29 | 3,61 | A             | 485       |
|             | 5,0          | ---                 | ---     | 5,00    | ---     | 1,85                   | 5,00 | 5,80 | 0,35                           | 1,54 | 2,10 | 3,25 | A             | 770       |
|             | 2,0+2,0      | 2,00                | 2,00    | ---     | ---     | 1,88                   | 4,00 | 5,96 | 0,35                           | 0,95 | 1,91 | 4,21 | A             | 475       |
|             | 2,0+2,5      | 2,00                | 2,50    | ---     | ---     | 1,88                   | 4,50 | 6,23 | 0,35                           | 1,18 | 2,14 | 3,81 | A             | 590       |
|             | 2,0+3,5      | 1,89                | 3,31    | ---     | ---     | 1,88                   | 5,20 | 6,24 | 0,35                           | 1,55 | 2,14 | 3,35 | A             | 775       |
|             | 2,0+5,0      | 1,49                | ---     | 3,71    | ---     | 1,88                   | 5,20 | 6,91 | 0,35                           | 1,28 | 2,07 | 4,06 | A             | 640       |
|             | 2,5+2,5      | 2,50                | 2,50    | ---     | ---     | 1,88                   | 5,00 | 6,23 | 0,35                           | 1,45 | 2,14 | 3,45 | A             | 725       |
|             | 2,5+3,5      | 2,17                | 3,03    | ---     | ---     | 1,88                   | 5,20 | 6,35 | 0,35                           | 1,55 | 2,25 | 3,35 | A             | 775       |
|             | 2,5+5,0      | 1,73                | ---     | 3,47    | ---     | 1,88                   | 5,20 | 6,91 | 0,35                           | 1,28 | 2,07 | 4,06 | A             | 640       |
|             | 3,5+3,5      | 2,60                | 2,60    | ---     | ---     | 1,88                   | 5,20 | 6,40 | 0,35                           | 1,55 | 2,25 | 3,35 | A             | 775       |
|             | 3,5+5,0      | 2,14                | ---     | 3,06    | ---     | 1,88                   | 5,20 | 6,92 | 0,35                           | 1,26 | 2,08 | 4,13 | A             | 630       |

## VERWARMEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS | VERWARMINGSCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN VERWARMEN (KW) |      |      | COP  | ENERGIE-LABEL |
|-------------|--------------|----------------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|---------------|
|             |              | KAMER A                    | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                              | NOM. | MAX. |      |               |
| 2MXS52E2V1B | 2,0          | 2,72                       | ---     | ---     | ---     | 1,21                   | 2,72 | 3,75 | 0,30                              | 0,72 | 1,20 | 3,78 | A             |
|             | 2,5          | 3,40                       | ---     | ---     | ---     | 1,21                   | 3,40 | 4,00 | 0,30                              | 0,99 | 1,26 | 3,43 | B             |
|             | 3,5          | 4,20                       | ---     | ---     | ---     | 1,21                   | 4,20 | 4,82 | 0,30                              | 1,39 | 1,68 | 3,02 | D             |
|             | 5,0          | ---                        | ---     | 5,80    | ---     | 1,30                   | 5,80 | 6,79 | 0,30                              | 1,74 | 2,51 | 3,33 | C             |
|             | 2,0+2,0      | 3,05                       | 3,05    | ---     | ---     | 1,28                   | 6,10 | 7,00 | 0,31                              | 1,70 | 2,28 | 3,59 | B             |
|             | 2,0+2,5      | 2,78                       | 3,47    | ---     | ---     | 1,28                   | 6,25 | 7,00 | 0,31                              | 1,75 | 2,28 | 3,57 | B             |
|             | 2,0+3,5      | 2,38                       | 4,17    | ---     | ---     | 1,34                   | 6,55 | 7,04 | 0,31                              | 1,86 | 2,28 | 3,52 | B             |
|             | 2,0+5,0      | 1,94                       | ---     | 4,86    | ---     | 1,36                   | 6,80 | 7,95 | 0,31                              | 1,52 | 2,22 | 4,47 | A             |
|             | 2,5+2,5      | 3,25                       | 3,25    | ---     | ---     | 1,28                   | 6,50 | 7,00 | 0,31                              | 1,86 | 2,31 | 3,49 | B             |
|             | 2,5+3,5      | 2,79                       | 3,97    | ---     | ---     | 1,34                   | 6,70 | 7,19 | 0,31                              | 1,93 | 2,36 | 3,47 | B             |
|             | 2,5+5,0      | 2,27                       | ---     | 4,53    | ---     | 1,42                   | 6,80 | 7,95 | 0,31                              | 1,52 | 2,22 | 4,47 | A             |
|             | 3,5+3,5      | 3,40                       | 3,40    | ---     | ---     | 1,40                   | 6,80 | 7,22 | 0,31                              | 1,97 | 2,35 | 3,45 | B             |
|             | 3,5+5,0      | 2,80                       | ---     | 4,00    | ---     | 1,42                   | 6,80 | 7,98 | 0,31                              | 1,52 | 2,21 | 4,47 | A             |

Opmerking: Aangesloten op 2,0, 2,5, 3,5 klasse: wandmodel type D / 5,0 klasse: wandmodel type E

## KOELEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |
|-------------|--------------|---------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|--------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|
|             |              | KAMER A             | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                           | NOM. | MAX. |      |               |           |
| 3MXS52E2V1B | 2,0          | 2,00                | ---     | ---     | ---     | 1,76                   | 2,00 | 2,84 | 0,35                           | 0,46 | 0,74 | 4,35 | A             | 230       |
|             | 2,5          | 2,50                | ---     | ---     | ---     | 1,76                   | 2,50 | 3,12 | 0,35                           | 0,62 | 0,75 | 4,03 | A             | 310       |
|             | 3,5          | 3,50                | ---     | ---     | ---     | 1,76                   | 3,50 | 4,18 | 0,35                           | 0,97 | 1,29 | 3,61 | A             | 485       |
|             | 5,0          | ---                 | ---     | 5,00    | ---     | 1,79                   | 5,00 | 5,40 | 0,35                           | 1,75 | 2,03 | 2,86 | C             | 875       |
|             | 2,0+2,0      | 2,00                | 2,00    | ---     | ---     | 1,88                   | 4,00 | 5,96 | 0,35                           | 0,95 | 1,91 | 4,21 | A             | 475       |
|             | 2,0+2,5      | 2,00                | 2,50    | ---     | ---     | 1,88                   | 4,50 | 6,23 | 0,35                           | 1,18 | 2,14 | 3,81 | A             | 590       |
|             | 2,0+3,5      | 1,89                | 3,31    | ---     | ---     | 1,88                   | 5,20 | 6,24 | 0,35                           | 1,55 | 2,07 | 3,35 | A             | 775       |
|             | 2,0+5,0      | 1,49                | ---     | 3,71    | ---     | 1,88                   | 5,20 | 6,47 | 0,35                           | 1,42 | 2,15 | 3,66 | A             | 710       |
|             | 2,5+2,5      | 2,50                | 2,50    | ---     | ---     | 1,88                   | 5,00 | 6,23 | 0,35                           | 1,45 | 2,14 | 3,45 | A             | 725       |
|             | 2,5+3,5      | 2,17                | 3,03    | ---     | ---     | 1,88                   | 5,20 | 6,35 | 0,35                           | 1,55 | 2,25 | 3,35 | A             | 775       |
|             | 2,5+5,0      | 1,73                | ---     | 3,47    | ---     | 1,88                   | 5,20 | 6,47 | 0,35                           | 1,42 | 2,07 | 3,66 | A             | 710       |
|             | 3,5+3,5      | 2,60                | 2,60    | ---     | ---     | 1,88                   | 5,20 | 6,40 | 0,35                           | 1,55 | 2,25 | 3,35 | A             | 775       |
|             | 3,5+5,0      | 2,14                | ---     | 3,06    | ---     | 1,88                   | 5,20 | 6,49 | 0,35                           | 1,42 | 2,09 | 3,66 | A             | 710       |
|             | 2,0+2,0+2,0  | 1,73                | 1,73    | 1,73    | ---     | 1,86                   | 5,19 | 7,04 | 0,35                           | 1,24 | 2,16 | 4,19 | A             | 620       |
|             | 2,0+2,0+2,5  | 1,60                | 1,60    | 1,99    | ---     | 1,86                   | 5,19 | 7,04 | 0,35                           | 1,24 | 2,16 | 4,19 | A             | 620       |
|             | 2,0+2,0+3,5  | 1,38                | 1,38    | 2,43    | ---     | 1,95                   | 5,19 | 7,06 | 0,37                           | 1,24 | 2,16 | 4,19 | A             | 620       |
|             | 2,0+2,5+2,5  | 1,49                | 1,85    | 1,85    | ---     | 1,86                   | 5,19 | 7,04 | 0,35                           | 1,24 | 2,16 | 4,19 | A             | 620       |
|             | 2,0+2,5+3,5  | 1,30                | 1,63    | 2,27    | ---     | 1,95                   | 5,20 | 7,06 | 0,37                           | 1,24 | 2,16 | 4,19 | A             | 620       |
|             | 2,0+3,5+3,5  | 1,16                | 2,02    | 2,02    | ---     | 1,95                   | 5,20 | 7,07 | 0,37                           | 1,24 | 2,16 | 4,19 | A             | 620       |
|             | 2,5+2,5+2,5  | 1,73                | 1,73    | 1,73    | ---     | 1,95                   | 5,19 | 7,04 | 0,37                           | 1,24 | 2,16 | 4,19 | A             | 620       |
|             | 2,5+2,5+3,5  | 1,53                | 1,53    | 2,14    | ---     | 1,95                   | 5,20 | 7,06 | 0,37                           | 1,23 | 2,16 | 4,23 | A             | 615       |
|             | 2,0+2,0+5,0  | 1,16                | 1,16    | 2,88    | ---     | 2,11                   | 5,20 | 7,30 | 0,38                           | 1,22 | 2,26 | 4,26 | A             | 610       |

## VERWARMEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS | VERWARMINGSCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN VERWARMEN (KW) |      |      | COP  | ENERGIE-LABEL |
|-------------|--------------|----------------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|---------------|
|             |              | KAMER A                    | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                              | NOM. | MAX. |      |               |
| 3MXS52E2V1B | 2,0          | 2,72                       | ---     | ---     | ---     | 1,21                   | 2,72 | 3,75 | 0,30                              | 0,72 | 1,20 | 3,78 | A             |
|             | 2,5          | 3,40                       | ---     | ---     | ---     | 1,21                   | 3,40 | 4,00 | 0,30                              | 0,99 | 1,26 | 3,43 | B             |
|             | 3,5          | 4,20                       | ---     | ---     | ---     | 1,21                   | 4,20 | 4,82 | 0,30                              | 1,39 | 1,68 | 3,02 | D             |
|             | 5,0          | ---                        | ---     | 5,80    | ---     | 1,33                   | 5,80 | 6,79 | 0,30                              | 2,16 | 2,59 | 2,69 | E             |
|             | 2,0+2,0      | 3,05                       | 3,05    | ---     | ---     | 1,28                   | 6,10 | 7,00 | 0,31                              | 1,70 | 2,28 | 3,59 | B             |
|             | 2,0+2,5      | 2,78                       | 3,47    | ---     | ---     | 1,28                   | 6,25 | 7,00 | 0,31                              | 1,75 | 2,28 | 3,57 | B             |
|             | 2,0+3,5      | 2,38                       | 4,17    | ---     | ---     | 1,34                   | 6,55 | 7,04 | 0,31                              | 1,86 | 2,28 | 3,52 | B             |
|             | 2,0+5,0      | 1,94                       | ---     | 4,86    | ---     | 1,39                   | 6,80 | 7,20 | 0,31                              | 1,87 | 2,32 | 3,64 | A             |
|             | 2,5+2,5      | 3,25                       | 3,25    | ---     | ---     | 1,28                   | 6,50 | 7,00 | 0,31                              | 1,86 | 2,31 | 3,49 | B             |
|             | 2,5+3,5      | 2,79                       | 3,97    | ---     | ---     | 1,34                   | 6,70 | 7,19 | 0,31                              | 1,93 | 2,36 | 3,47 | B             |
|             | 2,5+5,0      | 2,27                       | ---     | 4,53    | ---     | 1,45                   | 6,80 | 7,35 | 0,31                              | 1,87 | 2,32 | 3,64 | A             |
|             | 3,5+3,5      | 3,40                       | 3,40    | ---     | ---     | 1,40                   | 6,80 | 7,22 | 0,31                              | 1,97 | 2,35 | 3,45 | B             |
|             | 3,5+5,0      | 2,80                       | ---     | 4,00    | ---     | 1,45                   | 6,80 | 7,50 | 0,31                              | 1,83 | 2,31 | 3,72 | A             |
|             | 2,0+2,0+2,0  | 2,26                       | 2,26    | 2,26    | ---     | 1,34                   | 6,78 | 8,02 | 0,32                              | 1,57 | 2,14 | 4,32 | A             |
|             | 2,0+2,0+2,5  | 2,09                       | 2,09    | 2,60    | ---     | 1,34                   | 6,78 | 8,02 | 0,32                              | 1,57 | 2,14 | 4,32 | A             |
|             | 2,0+2,0+3,5  | 1,80                       | 1,80    | 3,18    | ---     | 1,45                   | 6,78 | 8,05 | 0,32                              | 1,56 | 2,14 | 4,35 | A             |
|             | 2,0+2,5+2,5  | 1,94                       | 2,42    | 2,42    | ---     | 1,34                   | 6,78 | 8,02 | 0,32                              | 1,57 | 2,14 | 4,32 | A             |
|             | 2,0+2,5+3,5  | 1,70                       | 2,13    | 2,97    | ---     | 1,57                   | 6,80 | 8,05 | 0,32                              | 1,56 | 2,14 | 4,36 | A             |
|             | 2,0+3,5+3,5  | 1,52                       | 2,64    | 2,64    | ---     | 1,56                   | 6,80 | 8,08 | 0,32                              | 1,56 | 2,14 | 4,36 | A             |
|             | 2,5+2,5+2,5  | 2,26                       | 2,26    | 2,26    | ---     | 1,45                   | 6,78 | 8,02 | 0,32                              | 1,57 | 2,14 | 4,32 | A             |
| 2,5+2,5+3,5 | 2,00         | 2,00                       | 2,80    | ---     | 1,57    | 6,80                   | 8,05 | 0,32 | 1,56                              | 2,14 | 4,36 | A    |               |
| 2,0+2,0+5,0 | 1,51         | 1,51                       | 3,78    | ---     | 1,67    | 6,80                   | 8,27 | 0,32 | 1,64                              | 2,11 | 4,15 | A    |               |

Opmerking: Aangesloten op 2,0, 2,5, 3,5 en 5,0 Klasse: wandmodel type D

## KOELEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS | KOEELCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |
|-------------|--------------|----------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|--------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|
|             |              | KAMER A              | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                           | NOM. | MAX. |      |               |           |
| 3MXS52E2V1B | 2,0          | 2,00                 | ---     | ---     | ---     | 1,74                   | 2,00 | 2,81 | 0,35                           | 0,46 | 0,74 | 4,35 | A             | 230       |
|             | 2,5          | 2,50                 | ---     | ---     | ---     | 1,74                   | 2,50 | 3,07 | 0,35                           | 0,64 | 0,75 | 3,91 | A             | 320       |
|             | 3,5          | 3,50                 | ---     | ---     | ---     | 1,74                   | 3,50 | 4,08 | 0,35                           | 0,98 | 1,28 | 3,57 | A             | 490       |
|             | 5,0          | ---                  | ---     | 5,00    | ---     | 1,85                   | 5,00 | 5,80 | 0,35                           | 1,54 | 2,10 | 3,25 | A             | 770       |
|             | 2,0+2,0      | 2,00                 | 2,00    | ---     | ---     | 1,87                   | 4,00 | 5,78 | 0,35                           | 1,00 | 1,90 | 4,00 | A             | 500       |
|             | 2,0+2,5      | 2,00                 | 2,50    | ---     | ---     | 1,87                   | 4,50 | 6,06 | 0,35                           | 1,23 | 2,23 | 3,66 | A             | 615       |
|             | 2,0+3,5      | 1,89                 | 3,31    | ---     | ---     | 1,87                   | 5,20 | 6,06 | 0,35                           | 1,62 | 2,16 | 3,21 | A             | 810       |
|             | 2,0+5,0      | 1,49                 | ---     | 3,71    | ---     | 1,88                   | 5,20 | 6,50 | 0,35                           | 1,32 | 2,18 | 3,94 | A             | 660       |
|             | 2,5+2,5      | 2,50                 | 2,50    | ---     | ---     | 1,87                   | 5,00 | 6,06 | 0,35                           | 1,54 | 2,23 | 3,25 | A             | 770       |
|             | 2,5+3,5      | 2,17                 | 3,03    | ---     | ---     | 1,87                   | 5,20 | 6,06 | 0,35                           | 1,62 | 2,23 | 3,21 | A             | 810       |
|             | 2,5+5,0      | 1,73                 | ---     | 3,47    | ---     | 1,88                   | 5,20 | 6,52 | 0,35                           | 1,32 | 2,17 | 3,94 | A             | 660       |
|             | 3,5+3,5      | 2,60                 | 2,60    | ---     | ---     | 1,87                   | 5,20 | 6,06 | 0,35                           | 1,62 | 2,23 | 3,21 | A             | 810       |
|             | 3,5+5,0      | 2,14                 | ---     | 3,06    | ---     | 1,88                   | 5,20 | 6,52 | 0,35                           | 1,32 | 2,16 | 3,94 | A             | 660       |
|             | 2,0+2,0+2,0  | 1,73                 | 1,73    | 1,73    | ---     | 1,88                   | 5,19 | 6,93 | 0,35                           | 1,29 | 2,26 | 4,02 | A             | 645       |
|             | 2,0+2,0+2,5  | 1,60                 | 1,60    | 1,99    | ---     | 1,88                   | 5,19 | 6,93 | 0,35                           | 1,29 | 2,26 | 4,02 | A             | 645       |
|             | 2,0+2,0+3,5  | 1,38                 | 1,38    | 2,43    | ---     | 1,97                   | 5,19 | 6,93 | 0,37                           | 1,29 | 2,26 | 4,02 | A             | 645       |
|             | 2,0+2,5+2,5  | 1,49                 | 1,85    | 1,85    | ---     | 1,88                   | 5,19 | 6,93 | 0,35                           | 1,29 | 2,26 | 4,02 | A             | 645       |
|             | 2,0+2,5+3,5  | 1,30                 | 1,63    | 2,27    | ---     | 1,97                   | 5,20 | 6,93 | 0,37                           | 1,29 | 2,26 | 4,03 | A             | 645       |
|             | 2,0+3,5+3,5  | 1,16                 | 2,02    | 2,02    | ---     | 1,97                   | 5,20 | 6,93 | 0,37                           | 1,29 | 2,26 | 4,03 | A             | 645       |
|             | 2,5+2,5+2,5  | 1,73                 | 1,73    | 1,73    | ---     | 1,97                   | 5,19 | 6,93 | 0,37                           | 1,29 | 2,26 | 4,02 | A             | 645       |
| 2,5+2,5+3,5 | 1,53         | 1,53                 | 2,14    | ---     | 1,97    | 5,20                   | 6,93 | 0,37 | 1,32                           | 2,26 | 3,94 | A    | 660           |           |
| 2,0+2,0+5,0 | 1,16         | 1,16                 | 2,88    | ---     | 2,07    | 5,20                   | 7,30 | 0,38 | 1,25                           | 2,29 | 4,16 | A    | 625           |           |

## VERWARMEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS | VERWARMINGSCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN VERWARMEN (KW) |      |      | COP  | ENERGIE-LABEL |
|-------------|--------------|----------------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|---------------|
|             |              | KAMER A                    | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                              | NOM. | MAX. |      |               |
| 3MXS52E2V1B | 2,0          | 2,72                       | ---     | ---     | ---     | 1,22                   | 2,72 | 3,75 | 0,30                              | 0,76 | 1,24 | 3,58 | B             |
|             | 2,5          | 3,40                       | ---     | ---     | ---     | 1,22                   | 3,40 | 4,00 | 0,30                              | 1,09 | 1,30 | 3,12 | D             |
|             | 3,5          | 4,20                       | ---     | ---     | ---     | 1,22                   | 4,20 | 4,41 | 0,30                              | 1,47 | 1,57 | 2,86 | D             |
|             | 5,0          | ---                        | ---     | 5,80    | ---     | 1,30                   | 5,80 | 6,79 | 0,30                              | 1,74 | 2,51 | 3,33 | C             |
|             | 2,0+2,0      | 3,05                       | 3,05    | ---     | ---     | 1,30                   | 6,10 | 6,82 | 0,30                              | 1,86 | 2,27 | 3,28 | C             |
|             | 2,0+2,5      | 2,78                       | 3,47    | ---     | ---     | 1,30                   | 6,25 | 6,82 | 0,30                              | 1,92 | 2,27 | 3,26 | C             |
|             | 2,0+3,5      | 2,38                       | 4,17    | ---     | ---     | 1,35                   | 6,55 | 6,89 | 0,31                              | 2,09 | 2,27 | 3,13 | D             |
|             | 2,0+5,0      | 1,94                       | ---     | 4,86    | ---     | 1,37                   | 6,80 | 7,42 | 0,31                              | 1,62 | 2,09 | 4,20 | A             |
|             | 2,5+2,5      | 3,25                       | 3,25    | ---     | ---     | 1,30                   | 6,50 | 6,82 | 0,30                              | 2,02 | 2,27 | 3,22 | C             |
|             | 2,5+3,5      | 2,79                       | 3,97    | ---     | ---     | 1,35                   | 6,70 | 6,98 | 0,31                              | 2,14 | 2,35 | 3,13 | D             |
|             | 2,5+5,0      | 2,27                       | ---     | 4,53    | ---     | 1,43                   | 6,80 | 7,45 | 0,31                              | 1,62 | 2,09 | 4,20 | A             |
|             | 3,5+3,5      | 3,40                       | 3,40    | ---     | ---     | 1,41                   | 6,80 | 7,18 | 0,31                              | 2,18 | 2,43 | 3,12 | D             |
|             | 3,5+5,0      | 2,80                       | ---     | 4,00    | ---     | 1,43                   | 6,80 | 7,54 | 0,31                              | 1,62 | 2,09 | 4,20 | A             |
|             | 2,0+2,0+2,0  | 2,26                       | 2,26    | 2,26    | ---     | 1,36                   | 6,78 | 7,70 | 0,31                              | 1,68 | 2,21 | 4,04 | A             |
|             | 2,0+2,0+2,5  | 2,09                       | 2,09    | 2,60    | ---     | 1,36                   | 6,78 | 7,70 | 0,31                              | 1,68 | 2,21 | 4,04 | A             |
|             | 2,0+2,0+3,5  | 1,80                       | 1,80    | 3,18    | ---     | 1,48                   | 6,78 | 7,73 | 0,31                              | 1,68 | 2,21 | 4,04 | A             |
|             | 2,0+2,5+2,5  | 1,94                       | 2,42    | 2,42    | ---     | 1,36                   | 6,78 | 7,70 | 0,31                              | 1,68 | 2,21 | 4,04 | A             |
|             | 2,0+2,5+3,5  | 1,70                       | 2,13    | 2,97    | ---     | 1,59                   | 6,80 | 7,73 | 0,31                              | 1,68 | 2,21 | 4,05 | A             |
|             | 2,0+3,5+3,5  | 1,52                       | 2,64    | 2,64    | ---     | 1,59                   | 6,80 | 7,77 | 0,31                              | 1,68 | 2,21 | 4,05 | A             |
|             | 2,5+2,5+2,5  | 2,26                       | 2,26    | 2,26    | ---     | 1,48                   | 6,78 | 7,70 | 0,31                              | 1,68 | 2,21 | 4,04 | A             |
| 2,5+2,5+3,5 | 2,00         | 2,00                       | 2,80    | ---     | 1,59    | 6,80                   | 7,73 | 0,31 | 1,68                              | 2,21 | 4,05 | A    |               |
| 2,0+2,0+5,0 | 1,51         | 1,51                       | 3,78    | ---     | 1,65    | 6,80                   | 7,95 | 0,32 | 1,52                              | 2,08 | 4,47 | A    |               |

Opmerking: Aangesloten op 2,0, 2,5, 3,5 Klasse: wandmodel type C / 5,0 Klasse: wandmodel type E

## KOELLEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN KOELLEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |
|-------------|--------------|---------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|---------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|
|             |              | KAMER A             | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                            | NOM. | MAX. |      |               |           |
| 3MXS52E2V1B | 2,0          | 2,00                | ---     | ---     | ---     | 1,76                   | 2,00 | 2,84 | 0,35                            | 0,46 | 0,74 | 4,35 | A             | 230       |
|             | 2,5          | 2,50                | ---     | ---     | ---     | 1,76                   | 2,50 | 3,12 | 0,35                            | 0,62 | 0,75 | 4,03 | A             | 310       |
|             | 3,5          | 3,50                | ---     | ---     | ---     | 1,76                   | 3,50 | 4,18 | 0,35                            | 0,97 | 1,29 | 3,61 | A             | 485       |
|             | 5,0          | ---                 | ---     | 5,00    | ---     | 1,85                   | 5,00 | 5,80 | 0,35                            | 1,54 | 2,10 | 3,25 | A             | 770       |
|             | 2,0+2,0      | 2,00                | 2,00    | ---     | ---     | 1,88                   | 4,00 | 5,96 | 0,35                            | 0,95 | 1,91 | 4,21 | A             | 475       |
|             | 2,0+2,5      | 2,00                | 2,50    | ---     | ---     | 1,88                   | 4,50 | 6,23 | 0,35                            | 1,18 | 2,14 | 3,81 | A             | 590       |
|             | 2,0+3,5      | 1,89                | 3,31    | ---     | ---     | 1,88                   | 5,20 | 6,24 | 0,35                            | 1,55 | 2,14 | 3,35 | A             | 775       |
|             | 2,0+5,0      | 1,49                | ---     | 3,71    | ---     | 1,88                   | 5,20 | 6,91 | 0,35                            | 1,28 | 2,07 | 4,06 | A             | 640       |
|             | 2,5+2,5      | 2,50                | 2,50    | ---     | ---     | 1,88                   | 5,00 | 6,23 | 0,35                            | 1,45 | 2,14 | 3,45 | A             | 725       |
|             | 2,5+3,5      | 2,17                | 3,03    | ---     | ---     | 1,88                   | 5,20 | 6,35 | 0,35                            | 1,55 | 2,25 | 3,35 | A             | 775       |
|             | 2,5+5,0      | 1,73                | ---     | 3,47    | ---     | 1,88                   | 5,20 | 6,91 | 0,35                            | 1,28 | 2,07 | 4,06 | A             | 640       |
|             | 3,5+3,5      | 2,60                | 2,60    | ---     | ---     | 1,88                   | 5,20 | 6,40 | 0,35                            | 1,55 | 2,25 | 3,35 | A             | 775       |
|             | 3,5+5,0      | 2,14                | ---     | 3,06    | ---     | 1,88                   | 5,20 | 6,92 | 0,35                            | 1,26 | 2,08 | 4,13 | A             | 630       |
|             | 2,0+2,0+2,0  | 1,73                | 1,73    | 1,73    | ---     | 1,86                   | 5,19 | 7,04 | 0,35                            | 1,24 | 2,16 | 4,19 | A             | 620       |
|             | 2,0+2,0+2,5  | 1,60                | 1,60    | 1,99    | ---     | 1,86                   | 5,19 | 7,04 | 0,35                            | 1,24 | 2,16 | 4,19 | A             | 620       |
|             | 2,0+2,0+3,5  | 1,38                | 1,38    | 2,43    | ---     | 1,95                   | 5,19 | 7,06 | 0,37                            | 1,24 | 2,16 | 4,19 | A             | 620       |
|             | 2,0+2,5+2,5  | 1,49                | 1,85    | 1,85    | ---     | 1,86                   | 5,19 | 7,04 | 0,35                            | 1,24 | 2,16 | 4,19 | A             | 620       |
|             | 2,0+2,5+3,5  | 1,30                | 1,63    | 2,27    | ---     | 1,95                   | 5,20 | 7,06 | 0,37                            | 1,24 | 2,16 | 4,19 | A             | 620       |
|             | 2,0+3,5+3,5  | 1,16                | 2,02    | 2,02    | ---     | 1,95                   | 5,20 | 7,07 | 0,37                            | 1,24 | 2,16 | 4,19 | A             | 620       |
|             | 2,5+2,5+2,5  | 1,73                | 1,73    | 1,73    | ---     | 1,95                   | 5,19 | 7,04 | 0,37                            | 1,24 | 2,16 | 4,19 | A             | 620       |
| 2,5+2,5+3,5 | 1,53         | 1,53                | 2,14    | ---     | 1,95    | 5,20                   | 7,06 | 0,37 | 1,23                            | 2,16 | 4,23 | A    | 615           |           |
| 2,0+2,0+5,0 | 1,16         | 1,16                | 2,88    | ---     | 2,04    | 5,20                   | 7,30 | 0,39 | 1,22                            | 2,19 | 4,26 | A    | 610           |           |

## VERWARMEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS | VERWARMINGSCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN VERWARMEN (KW) |      |      | COP  | ENERGIE-LABEL |
|-------------|--------------|----------------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|-----------------------------------|------|------|------|---------------|
|             |              | KAMER A                    | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                              | NOM. | MAX. |      |               |
| 3MXS52E2V1B | 2,0          | 2,72                       | ---     | ---     | ---     | 1,21                   | 2,72 | 3,75 | 0,30                              | 0,72 | 1,20 | 3,78 | A             |
|             | 2,5          | 3,40                       | ---     | ---     | ---     | 1,21                   | 3,40 | 4,00 | 0,30                              | 0,99 | 1,26 | 3,43 | B             |
|             | 3,5          | 4,20                       | ---     | ---     | ---     | 1,21                   | 4,20 | 4,82 | 0,30                              | 1,39 | 1,68 | 3,02 | D             |
|             | 5,0          | ---                        | ---     | 5,80    | ---     | 1,30                   | 5,80 | 6,79 | 0,30                              | 1,74 | 2,51 | 3,33 | C             |
|             | 2,0+2,0      | 3,05                       | 3,05    | ---     | ---     | 1,28                   | 6,10 | 7,00 | 0,31                              | 1,70 | 2,28 | 3,59 | B             |
|             | 2,0+2,5      | 2,78                       | 3,47    | ---     | ---     | 1,28                   | 6,25 | 7,00 | 0,31                              | 1,75 | 2,28 | 3,57 | B             |
|             | 2,0+3,5      | 2,38                       | 4,17    | ---     | ---     | 1,34                   | 6,55 | 7,04 | 0,31                              | 1,86 | 2,28 | 3,52 | B             |
|             | 2,0+5,0      | 1,94                       | ---     | 4,86    | ---     | 1,36                   | 6,80 | 7,95 | 0,31                              | 1,52 | 2,22 | 4,47 | A             |
|             | 2,5+2,5      | 3,25                       | 3,25    | ---     | ---     | 1,28                   | 6,50 | 7,00 | 0,31                              | 1,86 | 2,31 | 3,49 | B             |
|             | 2,5+3,5      | 2,79                       | 3,97    | ---     | ---     | 1,34                   | 6,70 | 7,19 | 0,31                              | 1,93 | 2,36 | 3,47 | B             |
|             | 2,5+5,0      | 2,27                       | ---     | 4,53    | ---     | 1,42                   | 6,80 | 7,95 | 0,31                              | 1,52 | 2,22 | 4,47 | A             |
|             | 3,5+3,5      | 3,40                       | 3,40    | ---     | ---     | 1,40                   | 6,80 | 7,22 | 0,31                              | 1,97 | 2,35 | 3,45 | B             |
|             | 3,5+5,0      | 2,80                       | ---     | 4,00    | ---     | 1,42                   | 6,80 | 7,98 | 0,31                              | 1,52 | 2,21 | 4,47 | A             |
|             | 2,0+2,0+2,0  | 2,26                       | 2,26    | 2,26    | ---     | 1,34                   | 6,78 | 8,02 | 0,32                              | 1,57 | 2,14 | 4,32 | A             |
|             | 2,0+2,0+2,5  | 2,09                       | 2,09    | 2,60    | ---     | 1,34                   | 6,78 | 8,02 | 0,32                              | 1,57 | 2,14 | 4,32 | A             |
|             | 2,0+2,0+3,5  | 1,80                       | 1,80    | 3,18    | ---     | 1,45                   | 6,78 | 8,05 | 0,32                              | 1,56 | 2,14 | 4,35 | A             |
|             | 2,0+2,5+2,5  | 1,94                       | 2,42    | 2,42    | ---     | 1,34                   | 6,78 | 8,02 | 0,32                              | 1,57 | 2,14 | 4,32 | A             |
|             | 2,0+2,5+3,5  | 1,70                       | 2,13    | 2,97    | ---     | 1,57                   | 6,80 | 8,05 | 0,32                              | 1,56 | 2,14 | 4,36 | A             |
|             | 2,0+3,5+3,5  | 1,52                       | 2,64    | 2,64    | ---     | 1,56                   | 6,80 | 8,08 | 0,32                              | 1,56 | 2,14 | 4,36 | A             |
|             | 2,5+2,5+2,5  | 2,26                       | 2,26    | 2,26    | ---     | 1,45                   | 6,78 | 8,02 | 0,32                              | 1,57 | 2,14 | 4,32 | A             |
| 2,5+2,5+3,5 | 2,00         | 2,00                       | 2,80    | ---     | 1,57    | 6,80                   | 8,05 | 0,32 | 1,56                              | 2,14 | 4,36 | A    |               |
| 2,0+2,0+5,0 | 1,51         | 1,51                       | 3,78    | ---     | 1,64    | 6,80                   | 8,30 | 0,32 | 1,42                              | 2,04 | 4,79 | A    |               |

Opmerking: Aangesloten op 2,0, 2,5, 3,5 klasse: wandmodel type D / 5,0 klasse: wandmodel type E

## KOELLEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN KOELLEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |
|-------------|--------------|---------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|---------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|
|             |              | KAMER A             | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                            | NOM. | MAX. |      |               |           |
| 4MXS68E2V1B | 2,0          | 2,00                | ---     | ---     | ---     | 1,57                   | 2,00 | 2,56 | 0,40                            | 0,54 | 0,69 | 3,70 | A             | 270       |
|             | 2,5          | 2,50                | ---     | ---     | ---     | 1,65                   | 2,50 | 3,36 | 0,44                            | 0,68 | 0,93 | 3,68 | A             | 340       |
|             | 3,5          | 3,50                | ---     | ---     | ---     | 1,67                   | 3,50 | 4,70 | 0,46                            | 1,04 | 1,46 | 3,37 | A             | 520       |
|             | 5,0          | ---                 | ---     | 5,00    | ---     | 1,80                   | 5,00 | 5,20 | 0,47                            | 1,95 | 2,23 | 2,56 | E             | 975       |
|             | 6,0          | ---                 | ---     | 6,00    | ---     | 1,88                   | 6,00 | 6,32 | 0,46                            | 2,23 | 2,44 | 2,69 | D             | 1115      |
|             | 2,0+2,0      | 2,00                | 2,00    | ---     | ---     | 1,78                   | 4,00 | 5,00 | 0,44                            | 1,15 | 1,65 | 3,48 | A             | 575       |
|             | 2,0+2,5      | 2,00                | 2,50    | ---     | ---     | 1,78                   | 4,50 | 5,29 | 0,44                            | 1,37 | 1,82 | 3,28 | A             | 685       |
|             | 2,0+3,5      | 2,00                | 3,50    | ---     | ---     | 1,89                   | 5,50 | 6,16 | 0,46                            | 1,90 | 2,45 | 2,89 | C             | 950       |
|             | 2,0+5,0      | 1,94                | ---     | 4,86    | ---     | 1,98                   | 6,80 | 7,06 | 0,47                            | 2,74 | 2,85 | 2,48 | E             | 1370      |
|             | 2,0+6,0      | 1,70                | ---     | 5,10    | ---     | 2,11                   | 6,80 | 7,54 | 0,49                            | 2,45 | 2,84 | 2,78 | D             | 1225      |
|             | 2,5+2,5      | 2,50                | 2,50    | ---     | ---     | 1,80                   | 5,00 | 5,97 | 0,47                            | 1,77 | 2,28 | 2,82 | C             | 885       |
|             | 2,5+3,5      | 2,50                | 3,50    | ---     | ---     | 1,88                   | 6,00 | 6,39 | 0,47                            | 2,49 | 2,70 | 2,41 | E             | 1245      |
|             | 2,5+5,0      | 2,27                | ---     | 4,53    | ---     | 2,03                   | 6,80 | 7,21 | 0,47                            | 2,73 | 2,97 | 2,49 | E             | 1365      |
|             | 2,5+6,0      | 2,00                | ---     | 4,80    | ---     | 2,13                   | 6,80 | 7,55 | 0,47                            | 2,45 | 2,90 | 2,78 | D             | 1225      |
|             | 3,5+3,5      | 3,40                | 3,40    | ---     | ---     | 1,98                   | 6,80 | 6,95 | 0,47                            | 2,83 | 2,92 | 2,40 | E             | 1415      |
|             | 3,5+5,0      | 2,80                | ---     | 4,00    | ---     | 2,13                   | 6,80 | 7,56 | 0,47                            | 2,70 | 3,26 | 2,52 | E             | 1350      |
|             | 3,5+6,0      | 2,51                | ---     | 4,29    | ---     | 2,23                   | 6,80 | 7,86 | 0,47                            | 2,44 | 3,18 | 2,79 | D             | 1220      |
|             | 5,0+5,0      | ---                 | ---     | 3,40    | 3,40    | 2,29                   | 6,80 | 8,00 | 0,49                            | 2,56 | 3,35 | 2,66 | D             | 1280      |
|             | 5,0+6,0      | ---                 | ---     | 3,09    | 3,71    | 2,42                   | 6,80 | 8,23 | 0,49                            | 2,38 | 3,52 | 2,86 | C             | 1190      |
|             | 2,0+2,0+2,0  | 2,00                | 2,00    | 2,00    | ---     | 1,90                   | 6,00 | 6,45 | 0,46                            | 1,81 | 1,99 | 3,31 | A             | 905       |
| 2,0+2,0+2,5 | 2,00         | 2,00                | 2,50    | ---     | 1,90    | 6,50                   | 6,84 | 0,46 | 2,12                            | 2,27 | 3,07 | B    | 1060          |           |
| 2,0+2,0+3,5 | 1,81         | 1,81                | 3,18    | ---     | 2,02    | 6,80                   | 7,20 | 0,48 | 2,32                            | 2,53 | 2,93 | C    | 1160          |           |
| 2,0+2,0+5,0 | 1,51         | 1,51                | 3,78    | ---     | 2,18    | 6,80                   | 7,83 | 0,49 | 2,30                            | 3,06 | 2,96 | C    | 1150          |           |
| 2,0+2,0+6,0 | 1,36         | 1,36                | 4,08    | ---     | 2,30    | 6,80                   | 8,06 | 0,50 | 2,09                            | 2,89 | 3,25 | A    | 1045          |           |

# KOELEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |
|-------------|--------------|---------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|--------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|
|             |              | KAMER A             | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                           | NOM. | MAX. |      |               |           |
| 4MXS68E2V1B | 20+25+25     | 1,94                | 2,43    | 2,43    | ---     | 2,02                   | 6,80 | 7,06 | 0,48                           | 2,33 | 2,44 | 2,92 | C             | 1165      |
|             | 20+25+35     | 1,70                | 2,13    | 2,97    | ---     | 2,14                   | 6,80 | 7,54 | 0,48                           | 2,31 | 2,73 | 2,94 | C             | 1155      |
|             | 20+25+50     | 1,43                | 1,79    | 3,58    | ---     | 2,18                   | 6,80 | 7,90 | 0,49                           | 2,29 | 3,12 | 2,97 | C             | 1145      |
|             | 20+25+60     | 1,30                | 1,62    | 3,88    | ---     | 2,30                   | 6,80 | 8,32 | 0,50                           | 2,08 | 3,12 | 3,27 | A             | 1040      |
|             | 20+35+35     | 1,52                | 2,64    | 2,64    | ---     | 2,14                   | 6,80 | 7,85 | 0,49                           | 2,30 | 3,06 | 2,96 | C             | 1150      |
|             | 20+35+50     | 1,30                | 2,27    | 3,23    | ---     | 2,30                   | 6,80 | 8,35 | 0,50                           | 2,27 | 3,55 | 3,00 | C             | 1135      |
|             | 25+25+25     | 2,26                | 2,26    | 2,26    | ---     | 2,03                   | 6,78 | 7,38 | 0,48                           | 2,30 | 2,63 | 2,95 | C             | 1150      |
|             | 25+25+35     | 2,00                | 2,00    | 2,80    | ---     | 2,13                   | 6,80 | 7,77 | 0,48                           | 2,30 | 2,94 | 2,96 | C             | 1150      |
|             | 25+25+50     | 1,70                | 1,70    | 3,40    | ---     | 2,29                   | 6,80 | 8,26 | 0,50                           | 2,28 | 3,44 | 2,98 | C             | 1140      |
|             | 25+25+60     | 1,55                | 1,55    | 3,70    | ---     | 2,42                   | 6,80 | 8,53 | 0,50                           | 2,07 | 3,29 | 3,29 | A             | 1035      |
|             | 25+35+35     | 1,78                | 2,51    | 2,51    | ---     | 2,23                   | 6,80 | 8,11 | 0,48                           | 2,29 | 3,28 | 2,97 | C             | 1145      |
|             | 25+35+50     | 1,55                | 2,16    | 3,09    | ---     | 2,42                   | 6,80 | 8,53 | 0,50                           | 2,26 | 3,69 | 3,01 | B             | 1130      |
|             | 35+35+35     | 2,26                | 2,26    | 2,26    | ---     | 2,35                   | 6,78 | 8,41 | 0,48                           | 2,27 | 3,47 | 2,99 | C             | 1135      |
|             | 20+20+20+20  | 1,70                | 1,70    | 1,70    | 1,70    | 2,05                   | 6,80 | 7,56 | 0,48                           | 2,10 | 2,39 | 3,24 | A             | 1050      |
|             | 20+20+20+25  | 1,60                | 1,60    | 1,60    | 2,00    | 2,18                   | 6,80 | 7,72 | 0,49                           | 2,10 | 2,50 | 3,24 | A             | 1050      |
|             | 20+20+20+35  | 1,43                | 1,43    | 1,43    | 2,51    | 2,18                   | 6,80 | 8,16 | 0,50                           | 2,09 | 2,81 | 3,25 | A             | 1045      |
|             | 20+20+20+50  | 1,24                | 1,24    | 1,24    | 3,08    | 2,43                   | 6,80 | 8,68 | 0,51                           | 2,04 | 3,34 | 3,33 | A             | 1020      |
|             | 20+20+25+25  | 1,51                | 1,51    | 1,89    | 1,89    | 2,18                   | 6,80 | 7,94 | 0,50                           | 2,09 | 2,65 | 3,25 | A             | 1045      |
|             | 20+20+25+35  | 1,36                | 1,36    | 1,70    | 2,38    | 2,31                   | 6,80 | 8,30 | 0,51                           | 2,08 | 2,92 | 3,27 | A             | 1040      |
|             | 20+20+35+35  | 1,24                | 1,24    | 2,16    | 2,16    | 2,44                   | 6,80 | 8,57 | 0,51                           | 2,07 | 3,15 | 3,29 | A             | 1035      |
|             | 20+25+25+25  | 1,43                | 1,79    | 1,79    | 1,79    | 2,18                   | 6,80 | 8,16 | 0,50                           | 2,08 | 2,81 | 3,27 | A             | 1040      |
|             | 20+25+25+35  | 1,30                | 1,62    | 1,62    | 2,26    | 2,31                   | 6,80 | 8,44 | 0,51                           | 2,07 | 3,04 | 3,29 | A             | 1035      |
|             | 25+25+25+25  | 1,70                | 1,70    | 1,70    | 1,70    | 2,29                   | 6,80 | 8,33 | 0,51                           | 2,07 | 2,98 | 3,29 | A             | 1035      |
|             | 25+25+25+35  | 1,55                | 1,55    | 1,55    | 2,15    | 2,42                   | 6,80 | 8,67 | 0,51                           | 2,06 | 3,27 | 3,30 | A             | 1030      |

# VERWARMEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS | VERWARMINGSCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |       | OPGENOMEN VERMOGEN VERWARMEN (KW) |      |      | COP  | ENERGIE-LABEL |   |
|-------------|--------------|----------------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|-------|-----------------------------------|------|------|------|---------------|---|
|             |              | KAMER A                    | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX.  | MIN.                              | NOM. | MAX. |      |               |   |
| 4MXS68E2V1B | 2,0          | 2,72                       | ---     | ---     | ---     | 1,19                   | 2,72 | 3,87  | 0,38                              | 0,81 | 1,26 | 3,36 | C             |   |
|             | 2,5          | 3,40                       | ---     | ---     | ---     | 1,19                   | 3,40 | 4,06  | 0,38                              | 1,11 | 1,36 | 3,06 | D             |   |
|             | 3,5          | 4,30                       | ---     | ---     | ---     | 1,29                   | 4,30 | 4,46  | 0,39                              | 1,52 | 1,59 | 2,83 | D             |   |
|             | 5,0          | ---                        | ---     | 5,60    | ---     | 1,61                   | 5,60 | 5,70  | 0,42                              | 2,21 | 2,26 | 2,53 | F             |   |
|             | 6,0          | ---                        | ---     | 7,90    | ---     | 1,85                   | 7,90 | 8,51  | 0,43                              | 2,51 | 2,72 | 3,15 | D             |   |
|             | 20+20        | 3,25                       | 3,25    | ---     | ---     | 1,61                   | 6,50 | 7,58  | 0,41                              | 1,88 | 2,24 | 3,46 | B             |   |
|             | 20+25        | 3,04                       | 3,81    | ---     | ---     | 1,61                   | 6,85 | 7,79  | 0,41                              | 2,05 | 2,34 | 3,34 | C             |   |
|             | 20+35        | 2,71                       | 4,74    | ---     | ---     | 1,75                   | 7,45 | 8,29  | 0,42                              | 2,34 | 2,63 | 3,18 | D             |   |
|             | 20+50        | 2,46                       | ---     | 6,14    | ---     | 2,10                   | 8,60 | 10,09 | 0,51                              | 2,72 | 3,27 | 3,16 | D             |   |
|             | 20+60        | 2,15                       | ---     | 6,45    | ---     | 2,36                   | 8,60 | 10,28 | 0,54                              | 2,37 | 2,98 | 3,63 | A             |   |
|             | 25+25        | 3,60                       | 3,60    | ---     | ---     | 1,61                   | 7,20 | 8,11  | 0,41                              | 2,25 | 2,55 | 3,20 | D             |   |
|             | 25+35        | 3,29                       | 4,61    | ---     | ---     | 1,85                   | 7,90 | 8,61  | 0,44                              | 2,62 | 2,87 | 3,02 | D             |   |
|             | 25+50        | 2,87                       | ---     | 5,73    | ---     | 2,20                   | 8,60 | 10,20 | 0,53                              | 2,72 | 3,31 | 3,16 | D             |   |
|             | 25+60        | 2,53                       | ---     | 6,07    | ---     | 2,46                   | 8,60 | 10,39 | 0,57                              | 2,36 | 3,00 | 3,64 | A             |   |
|             | 35+35        | 4,30                       | 4,30    | ---     | ---     | 2,08                   | 8,60 | 8,96  | 0,48                              | 2,94 | 3,10 | 2,93 | D             |   |
|             | 35+50        | 3,54                       | ---     | 5,06    | ---     | 2,44                   | 8,60 | 10,40 | 0,57                              | 2,71 | 3,41 | 3,17 | D             |   |
|             | 35+60        | 3,17                       | ---     | 5,43    | ---     | 2,68                   | 8,60 | 10,54 | 0,60                              | 2,34 | 2,99 | 3,68 | A             |   |
|             | 50+50        | ---                        | ---     | 4,30    | 4,30    | 2,80                   | 8,60 | 10,59 | 0,67                              | 2,50 | 3,20 | 3,44 | B             |   |
|             | 50+60        | ---                        | ---     | 3,91    | 4,69    | 3,04                   | 8,60 | 10,64 | 0,69                              | 2,30 | 2,98 | 3,74 | A             |   |
|             | 4MXS68E2V1B  | 20+20+20                   | 2,63    | 2,63    | 2,63    | ---                    | 1,89 | 7,89  | 9,97                              | 0,46 | 2,05 | 2,70 | 3,85          | A |
|             |              | 20+20+25                   | 2,54    | 2,54    | 3,17    | ---                    | 2,00 | 8,25  | 10,09                             | 0,48 | 2,17 | 2,75 | 3,80          | A |
|             |              | 20+20+35                   | 2,29    | 2,29    | 4,02    | ---                    | 2,23 | 8,60  | 10,17                             | 0,51 | 2,36 | 2,88 | 3,64          | A |
|             |              | 20+20+50                   | 1,91    | 1,91    | 4,78    | ---                    | 2,57 | 8,60  | 10,35                             | 0,61 | 2,34 | 2,96 | 3,68          | A |
|             |              | 20+20+60                   | 1,72    | 1,72    | 5,16    | ---                    | 2,78 | 8,60  | 10,52                             | 0,62 | 2,12 | 2,67 | 4,06          | A |
|             |              | 20+25+25                   | 2,46    | 3,07    | 3,07    | ---                    | 2,10 | 8,60  | 10,09                             | 0,49 | 2,36 | 2,83 | 3,64          | A |
|             |              | 20+25+35                   | 2,15    | 2,69    | 3,76    | ---                    | 2,32 | 8,60  | 10,17                             | 0,53 | 2,35 | 2,88 | 3,66          | A |
|             |              | 20+25+50                   | 1,81    | 2,26    | 4,53    | ---                    | 2,66 | 8,60  | 10,59                             | 0,63 | 2,33 | 3,00 | 3,69          | A |
|             |              | 20+25+60                   | 1,64    | 2,05    | 4,91    | ---                    | 2,89 | 8,60  | 10,64                             | 0,64 | 2,10 | 2,64 | 4,10          | A |
| 20+35+35    |              | 1,92                       | 3,34    | 3,34    | ---     | 2,58                   | 8,60 | 10,31 | 0,59                              | 2,32 | 2,92 | 3,71 | A             |   |
| 20+35+50    |              | 1,64                       | 2,87    | 4,09    | ---     | 2,93                   | 8,60 | 10,64 | 0,67                              | 2,30 | 3,07 | 3,74 | A             |   |
| 25+25+25    |              | 2,86                       | 2,86    | 2,86    | ---     | 2,20                   | 8,58 | 10,20 | 0,51                              | 2,36 | 2,88 | 3,64 | A             |   |
| 25+25+35    |              | 2,53                       | 2,53    | 3,54    | ---     | 2,44                   | 8,60 | 10,40 | 0,55                              | 2,35 | 2,97 | 3,66 | A             |   |
| 25+25+50    |              | 2,15                       | 2,15    | 4,30    | ---     | 2,80                   | 8,60 | 10,59 | 0,66                              | 2,30 | 3,03 | 3,74 | A             |   |
| 25+25+60    |              | 1,95                       | 1,95    | 4,70    | ---     | 3,04                   | 8,60 | 10,64 | 0,67                              | 2,08 | 2,64 | 4,13 | A             |   |
| 25+35+35    |              | 2,26                       | 3,17    | 3,17    | ---     | 2,68                   | 8,60 | 10,54 | 0,60                              | 2,32 | 2,96 | 3,71 | A             |   |
| 25+35+50    |              | 1,95                       | 2,74    | 3,91    | ---     | 3,04                   | 8,60 | 10,64 | 0,68                              | 2,29 | 3,00 | 3,76 | A             |   |
| 35+35+35    |              | 2,86                       | 2,86    | 2,86    | ---     | 2,92                   | 8,58 | 10,61 | 0,67                              | 2,30 | 3,03 | 3,73 | A             |   |
| 20+20+20+20 |              | 2,15                       | 2,15    | 2,15    | 2,15    | 2,36                   | 8,60 | 10,35 | 0,55                              | 2,11 | 2,61 | 4,08 | A             |   |
| 20+20+20+25 |              | 2,02                       | 2,02    | 2,02    | 2,54    | 2,47                   | 8,60 | 10,47 | 0,57                              | 2,10 | 2,58 | 4,10 | A             |   |
| 20+20+20+35 |              | 1,81                       | 1,81    | 1,81    | 3,17    | 2,72                   | 8,60 | 10,52 | 0,62                              | 2,09 | 2,62 | 4,11 | A             |   |
| 20+20+20+50 |              | 1,56                       | 1,56    | 1,56    | 3,92    | 2,99                   | 8,60 | 10,64 | 0,68                              | 2,06 | 2,68 | 4,17 | A             |   |
| 20+20+25+25 |              | 1,91                       | 1,91    | 2,39    | 2,39    | 2,58                   | 8,60 | 10,47 | 0,59                              | 2,10 | 2,58 | 4,10 | A             |   |
| 20+20+25+35 |              | 1,72                       | 1,72    | 2,15    | 3,01    | 2,83                   | 8,60 | 10,52 | 0,63                              | 2,09 | 2,62 | 4,11 | A             |   |
| 20+20+35+35 |              | 1,56                       | 1,56    | 2,74    | 2,74    | 3,03                   | 8,60 | 10,64 | 0,69                              | 2,08 | 2,67 | 4,13 | A             |   |
| 20+25+25+25 |              | 1,82                       | 2,26    | 2,26    | 2,26    | 2,69                   | 8,60 | 10,47 | 0,61                              | 2,09 | 2,58 | 4,11 | A             |   |
| 20+25+25+35 |              | 1,64                       | 2,05    | 2,05    | 2,86    | 2,93                   | 8,60 | 10,64 | 0,67                              | 2,08 | 2,66 | 4,13 | A             |   |
| 25+25+25+25 |              | 2,15                       | 2,15    | 2,15    | 2,15    | 2,80                   | 8,60 | 10,59 | 0,62                              | 2,09 | 2,60 | 4,11 | A             |   |
| 25+25+25+35 |              | 1,95                       | 1,95    | 1,95    | 2,75    | 3,04                   | 8,60 | 10,64 | 0,68                              | 2,06 | 2,62 | 4,17 | A             |   |

Opmerking: Aangesloten op 2,0, 2,5, 3,5 en 5,0 Klasse: wandmodel type D / 6,0 Klasse: wandmodel type E



## KOELEN

| BUITENUNIT      | BINNEN-UNITS | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |
|-----------------|--------------|---------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|--------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|
|                 |              | KAMER A             | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                           | NOM. | MAX. |      |               |           |
| 4MXS68E2V1B     | 2,0          | 2,00                | ---     | ---     | ---     | 1,57                   | 2,00 | 2,56 | 0,40                           | 0,56 | 0,72 | 3,57 | A             | 280       |
|                 | 2,5          | 2,50                | ---     | ---     | ---     | 1,65                   | 2,50 | 3,36 | 0,44                           | 0,71 | 0,96 | 3,52 | A             | 355       |
|                 | 3,5          | 3,50                | ---     | ---     | ---     | 1,67                   | 3,50 | 4,70 | 0,46                           | 1,08 | 1,51 | 3,24 | A             | 540       |
|                 | 5,0          | ---                 | ---     | 5,00    | ---     | 1,80                   | 5,00 | 5,86 | 0,47                           | 1,71 | 2,21 | 2,92 | C             | 855       |
|                 | 6,0          | ---                 | ---     | 6,00    | ---     | 1,88                   | 6,00 | 6,32 | 0,46                           | 2,23 | 2,44 | 2,69 | D             | 1115      |
|                 | 2,0+2,0      | 2,00                | 2,00    | ---     | ---     | 1,78                   | 4,00 | 5,00 | 0,44                           | 1,19 | 1,70 | 3,36 | A             | 595       |
|                 | 2,0+2,5      | 2,00                | 2,50    | ---     | ---     | 1,78                   | 4,50 | 5,29 | 0,44                           | 1,42 | 1,88 | 3,17 | B             | 710       |
|                 | 2,0+3,5      | 2,00                | 3,50    | ---     | ---     | 1,89                   | 5,50 | 6,16 | 0,46                           | 1,96 | 2,53 | 2,81 | C             | 980       |
|                 | 2,0+5,0      | 1,94                | ---     | 4,86    | ---     | 1,98                   | 6,80 | 7,06 | 0,47                           | 2,54 | 2,64 | 2,68 | D             | 1270      |
|                 | 2,0+6,0      | 1,70                | ---     | 5,10    | ---     | 2,11                   | 6,80 | 7,54 | 0,49                           | 2,46 | 2,93 | 2,76 | D             | 1230      |
|                 | 2,5+2,5      | 2,50                | 2,50    | ---     | ---     | 1,80                   | 5,00 | 5,97 | 0,47                           | 1,83 | 2,35 | 2,73 | D             | 915       |
|                 | 2,5+3,5      | 2,50                | 3,50    | ---     | ---     | 1,88                   | 6,00 | 6,39 | 0,47                           | 2,57 | 2,79 | 2,33 | F             | 1285      |
|                 | 2,5+5,0      | 2,27                | ---     | 4,53    | ---     | 2,03                   | 6,80 | 7,21 | 0,47                           | 2,54 | 2,76 | 2,68 | D             | 1270      |
|                 | 2,5+6,0      | 2,00                | ---     | 4,80    | ---     | 2,13                   | 6,80 | 7,55 | 0,47                           | 2,47 | 2,99 | 2,75 | D             | 1235      |
|                 | 3,5+3,5      | 3,40                | 3,40    | ---     | ---     | 1,98                   | 6,80 | 6,95 | 0,47                           | 2,92 | 3,01 | 2,33 | F             | 1460      |
|                 | 3,5+5,0      | 2,80                | ---     | 4,00    | ---     | 2,13                   | 6,80 | 7,56 | 0,47                           | 2,54 | 3,02 | 2,68 | D             | 1270      |
|                 | 3,5+6,0      | 2,51                | ---     | 4,29    | ---     | 2,23                   | 6,80 | 7,86 | 0,47                           | 2,47 | 3,28 | 2,75 | D             | 1235      |
|                 | 5,0+5,0      | ---                 | ---     | 3,40    | 3,40    | 2,29                   | 6,80 | 8,00 | 0,49                           | 2,30 | 3,12 | 2,96 | C             | 1150      |
|                 | 5,0+6,0      | ---                 | ---     | 3,09    | 3,71    | 2,42                   | 6,80 | 8,23 | 0,49                           | 2,24 | 3,27 | 3,04 | B             | 1120      |
|                 | 4MXS68E2V1B  | 2,0+2,0+2,0         | 2,00    | 2,00    | 2,00    | ---                    | 1,90 | 6,00 | 6,45                           | 0,46 | 1,87 | 2,05 | 3,21          | A         |
| 2,0+2,0+2,5     |              | 2,00                | 2,00    | 2,50    | ---     | 1,90                   | 6,50 | 6,84 | 0,46                           | 2,19 | 2,34 | 2,97 | C             | 1095      |
| 2,0+2,0+3,5     |              | 1,80                | 1,80    | 3,18    | ---     | 2,02                   | 6,78 | 7,20 | 0,48                           | 2,34 | 2,55 | 2,90 | C             | 1170      |
| 2,0+2,0+5,0     |              | 1,51                | 1,51    | 3,78    | ---     | 2,18                   | 6,80 | 7,83 | 0,49                           | 2,22 | 2,85 | 3,06 | B             | 1110      |
| 2,0+2,0+6,0     |              | 1,36                | 1,36    | 4,08    | ---     | 2,30                   | 6,80 | 8,06 | 0,50                           | 2,15 | 2,98 | 3,16 | B             | 1075      |
| 2,0+2,5+2,5     |              | 1,94                | 2,42    | 2,42    | ---     | 2,02                   | 6,78 | 7,06 | 0,48                           | 2,34 | 2,45 | 2,90 | C             | 1170      |
| 2,0+2,5+3,5     |              | 1,70                | 2,13    | 2,97    | ---     | 2,14                   | 6,80 | 7,54 | 0,48                           | 2,39 | 2,82 | 2,85 | C             | 1195      |
| 2,0+2,5+5,0     |              | 1,43                | 1,79    | 3,58    | ---     | 2,18                   | 6,80 | 7,90 | 0,49                           | 2,22 | 2,90 | 3,06 | B             | 1110      |
| 2,0+2,5+6,0     |              | 1,30                | 1,62    | 3,88    | ---     | 2,30                   | 6,80 | 8,32 | 0,50                           | 2,15 | 3,22 | 3,16 | B             | 1075      |
| 2,0+3,5+3,5     |              | 1,52                | 2,64    | 2,64    | ---     | 2,14                   | 6,80 | 7,85 | 0,49                           | 2,39 | 3,16 | 2,85 | C             | 1195      |
| 2,0+3,5+5,0     |              | 1,30                | 2,27    | 3,23    | ---     | 2,30                   | 6,80 | 8,35 | 0,50                           | 2,21 | 3,30 | 3,08 | B             | 1105      |
| 2,5+2,5+2,5     |              | 2,26                | 2,26    | 2,26    | ---     | 2,03                   | 6,78 | 7,38 | 0,48                           | 2,33 | 2,71 | 2,91 | C             | 1165      |
| 2,5+2,5+3,5     |              | 2,00                | 2,00    | 2,80    | ---     | 2,13                   | 6,80 | 7,77 | 0,48                           | 2,39 | 3,03 | 2,85 | C             | 1195      |
| 2,5+2,5+5,0     |              | 1,70                | 1,70    | 3,40    | ---     | 2,29                   | 6,80 | 8,26 | 0,50                           | 2,22 | 3,19 | 3,06 | B             | 1110      |
| 2,5+2,5+6,0     |              | 1,55                | 1,55    | 3,70    | ---     | 2,42                   | 6,80 | 8,53 | 0,50                           | 2,15 | 3,39 | 3,16 | B             | 1075      |
| 2,5+3,5+3,5     |              | 1,78                | 2,51    | 2,51    | ---     | 2,23                   | 6,80 | 8,11 | 0,48                           | 2,39 | 3,38 | 2,85 | C             | 1195      |
| 2,5+3,5+5,0     |              | 1,55                | 2,16    | 3,09    | ---     | 2,42                   | 6,80 | 8,53 | 0,50                           | 2,22 | 3,42 | 3,06 | B             | 1110      |
| 2,5+3,5+6,0     |              | 2,26                | 2,26    | 2,26    | ---     | 2,35                   | 6,78 | 8,41 | 0,48                           | 2,33 | 3,58 | 2,91 | C             | 1165      |
| 2,0+2,0+2,0+2,0 |              | 1,70                | 1,70    | 1,70    | 1,70    | 2,05                   | 6,80 | 7,56 | 0,48                           | 2,13 | 2,47 | 3,19 | B             | 1065      |
| 2,0+2,0+2,0+2,5 |              | 1,60                | 1,60    | 1,60    | 2,00    | 2,18                   | 6,80 | 7,72 | 0,49                           | 2,13 | 2,58 | 3,19 | B             | 1065      |
| 2,0+2,0+2,0+3,5 |              | 1,43                | 1,43    | 1,43    | 2,51    | 2,18                   | 6,80 | 8,16 | 0,50                           | 2,13 | 2,90 | 3,19 | B             | 1065      |
| 2,0+2,0+2,0+5,0 |              | 1,24                | 1,24    | 1,24    | 3,08    | 2,43                   | 6,80 | 8,68 | 0,51                           | 2,00 | 3,09 | 3,40 | A             | 1000      |
| 2,0+2,0+2,5+2,5 |              | 1,51                | 1,51    | 1,89    | 1,89    | 2,18                   | 6,80 | 7,94 | 0,50                           | 2,13 | 2,73 | 3,19 | B             | 1065      |
| 2,0+2,0+2,5+3,5 |              | 1,36                | 1,36    | 1,70    | 2,38    | 2,31                   | 6,80 | 8,30 | 0,51                           | 2,13 | 3,01 | 3,19 | B             | 1065      |
| 2,0+2,0+3,5+3,5 |              | 1,24                | 1,24    | 2,16    | 2,16    | 2,44                   | 6,80 | 8,57 | 0,51                           | 2,13 | 3,25 | 3,19 | B             | 1065      |
| 2,0+2,5+2,5+2,5 |              | 1,43                | 1,79    | 1,79    | 1,79    | 2,18                   | 6,80 | 8,16 | 0,50                           | 2,13 | 2,90 | 3,19 | B             | 1065      |
| 2,0+2,5+2,5+3,5 |              | 1,30                | 1,62    | 1,62    | 2,26    | 2,31                   | 6,80 | 8,44 | 0,51                           | 2,13 | 3,14 | 3,19 | B             | 1065      |
| 2,5+2,5+2,5+2,5 |              | 1,70                | 1,70    | 1,70    | 1,70    | 2,29                   | 6,80 | 8,33 | 0,51                           | 2,13 | 3,07 | 3,19 | B             | 1065      |
| 2,5+2,5+2,5+3,5 | 1,55         | 1,55                | 1,55    | 2,15    | 2,42    | 6,80                   | 8,67 | 0,51 | 2,13                           | 3,37 | 3,19 | B    | 1065          |           |

## VERWARMEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS | VERWARMINGSCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |       | OPGENOMEN VERMOGEN VERWARMEN (KW) |      |      | COP  | ENERGIE-LABEL |
|-------------|--------------|----------------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|-------|-----------------------------------|------|------|------|---------------|
|             |              | KAMER A                    | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX.  | MIN.                              | NOM. | MAX. |      |               |
| 4MXS68E2V1B | 2,0          | 2,72                       | ---     | ---     | ---     | 1,19                   | 2,72 | 3,87  | 0,38                              | 0,84 | 1,30 | 3,24 | C             |
|             | 2,5          | 3,40                       | ---     | ---     | ---     | 1,19                   | 3,40 | 4,06  | 0,38                              | 1,15 | 1,41 | 2,96 | D             |
|             | 3,5          | 4,30                       | ---     | ---     | ---     | 1,29                   | 4,30 | 4,46  | 0,39                              | 1,57 | 1,64 | 2,74 | E             |
|             | 5,0          | ---                        | ---     | 7,20    | ---     | 1,61                   | 7,20 | 8,02  | 0,42                              | 2,50 | 2,80 | 2,88 | D             |
|             | 6,0          | ---                        | ---     | 7,90    | ---     | 1,85                   | 7,90 | 8,51  | 0,43                              | 2,59 | 2,81 | 3,05 | D             |
|             | 2,0+2,0      | 3,25                       | 3,25    | ---     | ---     | 1,61                   | 6,50 | 7,58  | 0,41                              | 1,93 | 2,31 | 3,37 | C             |
|             | 2,0+2,5      | 3,04                       | 3,81    | ---     | ---     | 1,61                   | 6,85 | 7,79  | 0,41                              | 2,12 | 2,42 | 3,23 | C             |
|             | 2,0+3,5      | 2,71                       | 4,74    | ---     | ---     | 1,75                   | 7,45 | 8,29  | 0,42                              | 2,36 | 2,71 | 3,16 | D             |
|             | 2,0+5,0      | 2,46                       | 6,14    | ---     | ---     | 2,10                   | 8,60 | 10,09 | 0,51                              | 2,53 | 3,03 | 3,40 | C             |
|             | 2,0+6,0      | 2,15                       | 6,45    | ---     | ---     | 2,36                   | 8,60 | 10,28 | 0,54                              | 2,38 | 2,99 | 3,61 | A             |
|             | 2,5+2,5      | 3,60                       | 3,60    | ---     | ---     | 1,61                   | 7,20 | 8,11  | 0,41                              | 2,27 | 2,56 | 3,17 | D             |
|             | 2,5+3,5      | 3,29                       | 4,61    | ---     | ---     | 1,85                   | 7,90 | 8,61  | 0,44                              | 2,63 | 2,88 | 3,00 | D             |
|             | 2,5+5,0      | 2,87                       | ---     | 5,73    | ---     | 2,20                   | 8,60 | 10,20 | 0,53                              | 2,53 | 3,07 | 3,40 | C             |
|             | 2,5+6,0      | 2,53                       | ---     | 6,07    | ---     | 2,46                   | 8,60 | 10,39 | 0,57                              | 2,38 | 3,04 | 3,61 | A             |
|             | 3,5+3,5      | 4,30                       | 4,30    | ---     | ---     | 2,08                   | 8,60 | 8,96  | 0,48                              | 3,02 | 3,17 | 2,85 | D             |
|             | 3,5+5,0      | 3,54                       | ---     | 5,06    | ---     | 2,40                   | 8,60 | 10,40 | 0,57                              | 2,52 | 3,17 | 3,41 | B             |
|             | 3,5+6,0      | 3,17                       | ---     | 5,43    | ---     | 2,68                   | 8,60 | 10,54 | 0,60                              | 2,35 | 3,00 | 3,66 | A             |
|             | 5,0+5,0      | ---                        | ---     | 4,30    | 4,30    | 2,80                   | 8,60 | 10,59 | 0,67                              | 2,32 | 2,91 | 3,71 | A             |
|             | 5,0+6,0      | ---                        | ---     | 3,91    | 4,69    | 3,04                   | 8,60 | 10,64 | 0,69                              | 2,23 | 2,83 | 3,86 | A             |
|             | 4MXS68E2V1B  | 2,0+2,0+2,0                | 2,63    | 2,63    | 2,63    | ---                    | 1,89 | 7,89  | 9,97                              | 0,46 | 2,12 | 2,79 | 3,72          |
| 2,0+2,0+2,5 |              | 2,54                       | 2,54    | 3,17    | ---     | 2,00                   | 8,25 | 10,09 | 0,48                              | 2,24 | 2,84 | 3,68 | A             |
| 2,0+2,0+3,5 |              | 2,29                       | 2,29    | 4,02    | ---     | 2,23                   | 8,60 | 10,17 | 0,51                              | 2,37 | 2,89 | 3,63 | A             |
| 2,0+2,0+5,0 |              | 1,91                       | 1,91    | 4,78    | ---     | 2,57                   | 8,60 | 10,35 | 0,61                              | 2,25 | 2,72 | 3,82 | A             |
| 2,0+2,0+6,0 |              | 1,72                       | 1,72    | 5,16    | ---     | 2,78                   | 8,60 | 10,52 | 0,62                              | 2,15 | 2,68 | 4,00 | A             |
| 2,0+2,5+2,5 |              | 2,46                       | 3,07    | 3,07    | ---     | 2,10                   | 8,60 | 10,09 | 0,49                              | 2,36 | 2,84 | 3,64 | A             |
| 2,0+2,5+3,5 |              | 2,15                       | 2,69    | 3,76    | ---     | 2,32                   | 8,60 | 10,17 | 0,53                              | 2,37 | 2,89 | 3,63 | A             |
| 2,0+2,5+5,0 |              | 1,81                       | 2,26    | 4,53    | ---     | 2,66                   | 8,60 | 10,59 | 0,63                              | 2,25 | 2,81 | 3,82 | A             |
| 2,0+2,5+6,0 |              | 1,64                       | 2,05    | 4,91    | ---     | 2,89                   | 8,60 | 10,64 | 0,64                              | 2,15 | 2,72 | 4,00 | A             |
| 2,0+3,5+3,5 |              | 1,92                       | 3,34    | 3,34    | ---     | 2,58                   | 8,60 | 10,31 | 0,59                              | 2,37 | 2,93 | 3,63 | A             |
| 2,0+3,5+5,0 |              | 1,64                       | 2,87    | 4,09    | ---     | 2,93                   | 8,60 | 10,64 | 0,67                              | 2,25 | 2,85 | 3,82 | A             |
| 2,5+2,5+2,5 |              | 2,86                       | 2,86    | 2,86    | ---     | 2,20                   | 8,80 | 10,20 | 0,51                              | 2,36 | 2,89 | 3,73 | A             |

## VERWARMEN

| BUITENUNIT | BINNEN-UNITS    | VERWARMINGSCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |       | OPGENOMEN VERMOGEN VERWARMEN (KW) |      |      | COP  | ENERGIE-LABEL |
|------------|-----------------|----------------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|-------|-----------------------------------|------|------|------|---------------|
|            |                 | KAMER A                    | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX.  | MIN.                              | NOM. | MAX. |      |               |
| 4MXS8E2V1B | 2,5+2,5+3,5     | 2,53                       | 2,53    | 3,54    | ---     | 2,44                   | 8,60 | 10,40 | 0,55                              | 2,37 | 2,98 | 3,63 | A             |
|            | 2,5+2,5+5,0     | 2,15                       | 2,15    | 4,30    | ---     | 2,80                   | 8,60 | 10,59 | 0,66                              | 2,25 | 2,81 | 3,82 | A             |
|            | 2,5+2,5+6,0     | 1,95                       | 1,95    | 4,70    | ---     | 3,04                   | 8,60 | 10,64 | 0,67                              | 2,15 | 2,72 | 4,00 | A             |
|            | 2,5+3,5+3,5     | 2,26                       | 3,17    | 3,17    | ---     | 2,68                   | 8,60 | 10,54 | 0,60                              | 2,32 | 2,97 | 3,71 | A             |
|            | 2,5+3,5+5,0     | 1,95                       | 2,74    | 3,91    | ---     | 3,04                   | 8,60 | 10,64 | 0,68                              | 2,21 | 2,79 | 3,89 | A             |
|            | 3,5+3,5+3,5     | 2,86                       | 2,86    | 2,86    | ---     | 2,92                   | 8,58 | 10,61 | 0,67                              | 2,40 | 3,13 | 3,58 | B             |
|            | 2,0+2,0+2,0+2,0 | 2,15                       | 2,15    | 2,15    | 2,15    | 2,36                   | 8,60 | 10,35 | 0,55                              | 2,18 | 2,62 | 3,94 | A             |
|            | 2,0+2,0+2,0+2,5 | 2,02                       | 2,02    | 2,02    | 2,54    | 2,47                   | 8,60 | 10,47 | 0,57                              | 2,17 | 2,66 | 3,96 | A             |
|            | 2,0+2,0+2,0+3,5 | 1,81                       | 1,81    | 1,81    | 3,17    | 2,72                   | 8,60 | 10,52 | 0,62                              | 2,16 | 2,70 | 3,98 | A             |
|            | 2,0+2,0+2,0+5,0 | 1,56                       | 1,56    | 1,56    | 3,92    | 2,99                   | 8,60 | 10,64 | 0,68                              | 2,05 | 2,64 | 4,20 | A             |
|            | 2,0+2,0+2,5+2,5 | 1,91                       | 1,91    | 2,39    | 2,39    | 2,58                   | 8,60 | 10,47 | 0,59                              | 2,17 | 2,66 | 3,96 | A             |
|            | 2,0+2,0+2,5+3,5 | 1,72                       | 1,72    | 2,15    | 3,01    | 2,83                   | 8,60 | 10,52 | 0,63                              | 2,16 | 2,70 | 3,98 | A             |
|            | 2,0+2,0+3,5+3,5 | 1,56                       | 1,56    | 2,74    | 2,74    | 3,03                   | 8,60 | 10,64 | 0,69                              | 2,15 | 2,76 | 4,00 | A             |
|            | 2,0+2,5+2,5+2,5 | 1,82                       | 2,26    | 2,26    | 2,26    | 2,69                   | 8,60 | 10,70 | 0,61                              | 2,16 | 2,66 | 3,98 | A             |
|            | 2,0+2,5+2,5+3,5 | 1,64                       | 2,05    | 2,05    | 2,86    | 2,30                   | 8,60 | 10,64 | 0,67                              | 2,15 | 2,74 | 4,00 | A             |
|            | 2,5+2,5+2,5+2,5 | 2,15                       | 2,15    | 2,15    | 2,15    | 2,80                   | 8,60 | 10,59 | 0,62                              | 2,16 | 2,68 | 3,98 | A             |
|            | 2,5+2,5+2,5+3,5 | 1,95                       | 1,95    | 1,95    | 2,75    | 3,04                   | 8,60 | 10,64 | 0,68                              | 2,13 | 2,70 | 4,04 | A             |

Opmerking: Aangesloten op 2,0, 2,5, 3,5 klasse: wandmodel type C / 5,0, 6,0 klasse: wandmodel type E

## KOELEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS | KOEELCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |      |
|-------------|--------------|----------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|--------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|------|
|             |              | KAMER A              | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                           | NOM. | MAX. |      |               |           |      |
| 4MXS80E7V3B | 2,0          | 2,00                 | ---     | ---     | ---     | 1,80                   | 2,00 | 2,99 | 0,46                           | 0,60 | 1,07 | 3,33 | A             | 300       |      |
|             | 2,5          | 2,50                 | ---     | ---     | ---     | 1,87                   | 2,50 | 3,52 | 0,49                           | 0,78 | 1,35 | 3,21 | A             | 390       |      |
|             | 3,5          | 3,50                 | ---     | ---     | ---     | 1,91                   | 3,50 | 4,85 | 0,49                           | 1,19 | 1,57 | 2,94 | C             | 595       |      |
|             | 5,0          | 5,00                 | ---     | ---     | ---     | 2,07                   | 5,00 | 5,65 | 0,47                           | 1,67 | 1,81 | 2,99 | C             | 835       |      |
|             | 6,0          | 6,00                 | ---     | ---     | ---     | 2,17                   | 6,00 | 6,60 | 0,47                           | 2,01 | 2,43 | 2,99 | C             | 1005      |      |
|             | 7,1          | 7,10                 | ---     | ---     | ---     | 2,28                   | 7,10 | 7,26 | 0,50                           | 2,71 | 2,83 | 2,62 | D             | 1355      |      |
|             | 2,0+2,0      | 2,00                 | 2,00    | ---     | ---     | 1,97                   | 4,00 | 5,30 | 0,47                           | 1,19 | 1,67 | 3,36 | A             | 595       |      |
|             | 2,0+2,5      | 2,00                 | 2,50    | ---     | ---     | 2,02                   | 4,50 | 5,73 | 0,47                           | 1,36 | 1,81 | 3,31 | A             | 680       |      |
|             | 2,0+3,5      | 2,00                 | 3,50    | ---     | ---     | 2,12                   | 5,50 | 6,38 | 0,47                           | 1,81 | 2,11 | 3,04 | B             | 905       |      |
|             | 2,0+5,0      | 2,00                 | 5,00    | ---     | ---     | 2,27                   | 7,00 | 7,30 | 0,51                           | 2,36 | 2,53 | 2,97 | C             | 1180      |      |
|             | 2,0+6,0      | 1,83                 | 5,48    | ---     | ---     | 2,41                   | 7,31 | 7,90 | 0,51                           | 2,53 | 2,96 | 2,89 | C             | 1265      |      |
|             | 2,0+7,1      | 1,66                 | 5,90    | ---     | ---     | 2,56                   | 7,56 | 8,22 | 0,54                           | 2,69 | 3,16 | 2,81 | C             | 1345      |      |
|             | 2,5+2,5      | 2,50                 | 2,50    | ---     | ---     | 2,07                   | 5,00 | 6,17 | 0,43                           | 1,44 | 2,11 | 3,47 | A             | 720       |      |
|             | 2,5+3,5      | 2,50                 | 3,50    | ---     | ---     | 2,17                   | 6,00 | 6,60 | 0,47                           | 2,01 | 2,37 | 2,99 | C             | 1005      |      |
|             | 2,5+5,0      | 2,40                 | 4,79    | ---     | ---     | 2,34                   | 7,19 | 7,59 | 0,51                           | 2,47 | 2,77 | 2,91 | C             | 1235      |      |
|             | 2,5+6,0      | 2,18                 | 5,24    | ---     | ---     | 2,48                   | 7,42 | 8,03 | 0,54                           | 2,59 | 3,03 | 2,86 | C             | 1295      |      |
|             | 2,5+7,1      | 2,00                 | 5,68    | ---     | ---     | 2,63                   | 7,68 | 8,22 | 0,58                           | 2,73 | 3,16 | 2,81 | C             | 1365      |      |
|             | 3,5+3,5      | 3,50                 | 3,50    | ---     | ---     | 2,27                   | 7,00 | 7,27 | 0,50                           | 2,65 | 2,83 | 2,64 | D             | 1325      |      |
|             | 3,5+5,0      | 3,06                 | 4,36    | ---     | ---     | 2,48                   | 7,42 | 8,01 | 0,54                           | 2,65 | 3,03 | 2,80 | D             | 1325      |      |
|             | 3,5+6,0      | 2,82                 | 4,83    | ---     | ---     | 2,61                   | 7,65 | 8,54 | 0,58                           | 2,70 | 3,56 | 2,83 | C             | 1350      |      |
|             | 3,5+7,1      | 2,61                 | 5,30    | ---     | ---     | 2,77                   | 7,91 | 8,23 | 0,61                           | 2,97 | 3,16 | 2,66 | D             | 1485      |      |
|             | 5,0+5,0      | 3,88                 | 3,88    | ---     | ---     | 2,68                   | 7,76 | 8,76 | 0,58                           | 2,58 | 3,24 | 3,01 | B             | 1290      |      |
|             | 5,0+6,0      | 3,64                 | 4,36    | ---     | ---     | 2,82                   | 8,00 | 8,79 | 0,61                           | 2,71 | 3,25 | 2,95 | C             | 1355      |      |
|             | 5,0+7,1      | 3,31                 | 4,69    | ---     | ---     | 2,97                   | 8,00 | 8,99 | 0,65                           | 2,71 | 3,39 | 2,95 | C             | 1355      |      |
|             | 6,0+6,0      | 4,00                 | 4,00    | ---     | ---     | 2,96                   | 8,00 | 9,00 | 0,61                           | 2,65 | 3,39 | 3,02 | B             | 1325      |      |
|             | 6,0+7,1      | 3,66                 | 4,34    | ---     | ---     | 3,11                   | 8,00 | 9,02 | 0,65                           | 2,59 | 3,39 | 3,09 | B             | 1295      |      |
|             | 4MXS80E7V3B  | 7,1+7,1              | 4,00    | 4,00    | ---     | ---                    | 3,26 | 8,00 | 9,04                           | 0,68 | 2,53 | 3,40 | 3,16          | B         | 1265 |
|             |              | 2,0+2,0+2,0          | 2,00    | 2,00    | 2,00    | ---                    | 2,17 | 6,00 | 6,63                           | 0,51 | 1,78 | 2,09 | 3,37          | A         | 890  |
|             |              | 2,0+2,0+2,5          | 2,00    | 2,00    | 2,50    | ---                    | 2,22 | 6,50 | 6,95                           | 0,51 | 2,03 | 2,31 | 3,20          | A         | 1015 |
|             |              | 2,0+2,0+3,5          | 1,92    | 1,92    | 3,35    | ---                    | 2,34 | 7,19 | 7,61                           | 0,51 | 2,48 | 2,72 | 2,90          | C         | 1240 |
| 2,0+2,0+5,0 |              | 1,68                 | 1,68    | 4,18    | ---     | 2,55                   | 7,54 | 8,40 | 0,55                           | 2,40 | 2,97 | 3,14 | B             | 1200      |      |
| 2,0+2,0+6,0 |              | 1,55                 | 1,55    | 4,67    | ---     | 2,68                   | 7,77 | 8,82 | 0,58                           | 2,53 | 3,25 | 3,07 | B             | 1265      |      |
| 2,0+2,0+7,1 |              | 1,44                 | 1,44    | 5,12    | ---     | 2,83                   | 8,00 | 9,03 | 0,61                           | 2,65 | 3,40 | 3,02 | B             | 1325      |      |
| 2,0+2,5+2,5 |              | 2,00                 | 2,50    | 2,50    | ---     | 2,27                   | 7,00 | 7,30 | 0,51                           | 2,36 | 2,54 | 2,97 | C             | 1180      |      |
| 2,0+2,5+3,5 |              | 1,83                 | 2,28    | 3,20    | ---     | 2,41                   | 7,31 | 7,90 | 0,51                           | 2,54 | 2,97 | 2,88 | C             | 1270      |      |
| 2,0+2,5+5,0 |              | 1,61                 | 2,01    | 4,03    | ---     | 2,61                   | 7,65 | 8,62 | 0,55                           | 2,46 | 3,11 | 3,11 | B             | 1230      |      |
| 2,0+2,5+6,0 |              | 1,50                 | 1,88    | 4,50    | ---     | 2,75                   | 7,88 | 8,84 | 0,58                           | 2,59 | 3,25 | 3,04 | B             | 1295      |      |
| 2,0+2,5+7,1 |              | 1,38                 | 1,72    | 4,90    | ---     | 2,90                   | 8,00 | 9,03 | 0,61                           | 2,65 | 3,40 | 3,02 | B             | 1325      |      |
| 2,0+3,5+3,5 |              | 1,68                 | 2,93    | 2,93    | ---     | 2,55                   | 7,54 | 8,23 | 0,54                           | 2,72 | 3,16 | 2,77 | D             | 1360      |      |
| 2,0+3,5+5,0 |              | 1,50                 | 2,63    | 3,75    | ---     | 2,75                   | 7,88 | 8,81 | 0,58                           | 2,58 | 3,25 | 3,05 | B             | 1290      |      |
| 2,0+3,5+6,0 |              | 1,39                 | 2,43    | 4,18    | ---     | 2,89                   | 8,00 | 9,02 | 0,61                           | 2,59 | 3,39 | 3,09 | B             | 1295      |      |
| 2,0+3,5+7,1 |              | 1,27                 | 2,22    | 4,51    | ---     | 3,04                   | 8,00 | 9,07 | 0,65                           | 2,53 | 3,40 | 3,16 | B             | 1265      |      |
| 2,0+5,0+5,0 |              | 1,34                 | 3,33    | 3,33    | ---     | 2,96                   | 8,00 | 9,39 | 0,62                           | 2,38 | 3,33 | 3,36 | A             | 1190      |      |
| 2,0+5,0+6,0 |              | 1,23                 | 3,08    | 3,69    | ---     | 3,09                   | 8,00 | 9,54 | 0,65                           | 2,32 | 3,48 | 3,45 | A             | 1160      |      |
| 2,0+5,0+7,1 |              | 1,13                 | 2,84    | 4,03    | ---     | 3,25                   | 8,00 | 9,60 | 0,65                           | 2,26 | 3,49 | 3,54 | A             | 1130      |      |
| 2,0+6,0+6,0 |              | 1,14                 | 3,43    | 3,43    | ---     | 3,23                   | 8,00 | 9,60 | 0,65                           | 2,38 | 3,49 | 3,36 | A             | 1190      |      |
| 2,5+2,5+2,5 |              | 2,40                 | 2,40    | 2,40    | ---     | 2,34                   | 7,20 | 7,61 | 0,51                           | 2,48 | 2,72 | 2,90 | C             | 1240      |      |
| 2,5+2,5+3,5 |              | 2,18                 | 2,18    | 3,06    | ---     | 2,48                   | 7,42 | 8,05 | 0,54                           | 2,60 | 3,03 | 2,85 | C             | 1300      |      |
| 2,5+2,5+5,0 |              | 1,94                 | 1,94    | 3,89    | ---     | 2,68                   | 7,77 | 8,80 | 0,58                           | 2,52 | 3,24 | 3,08 | B             | 1260      |      |
| 2,5+2,5+6,0 |              | 1,82                 | 1,82    | 4,36    | ---     | 2,82                   | 8,00 | 8,84 | 0,61                           | 2,65 | 3,25 | 3,02 | B             | 1325      |      |
| 2,5+2,5+7,1 |              | 1,65                 | 1,65    | 4,70    | ---     | 2,97                   | 8,00 | 9,03 | 0,61                           | 2,59 | 3,40 | 3,09 | B             | 1295      |      |
| 2,5+3,5+3,5 |              | 2,01                 | 2,82    | 2,82    | ---     | 2,61                   | 7,65 | 8,34 | 0,58                           | 2,78 | 3,09 | 2,75 | D             | 1390      |      |
| 2,5+3,5+5,0 |              | 1,81                 | 2,55    | 3,64    | ---     | 2,82                   | 8,00 | 8,81 | 0,61                           | 2,71 | 3,25 | 2,95 | C             | 1355      |      |
| 2,5+3,5+6,0 |              | 1,67                 | 2,33    | 4,00    | ---     | 2,96                   | 8,00 | 9,02 | 0,61                           | 2,65 | 3,39 | 3,02 | B             | 1325      |      |
| 2,5+3,5+7,1 |              | 1,52                 | 2,14    | 4,34    | ---     | 3,11                   | 8,00 | 9,07 | 0,65                           | 2,59 | 3,40 | 3,09 | B             | 1295      |      |
| 2,5+5,0+5,0 |              | 1,60                 | 3,20    | 3,20    | ---     | 3,03                   | 8,00 | 9,47 | 0,62                           | 2,38 | 3,40 | 3,36 | A             | 1190      |      |
| 2,5+5,0+6,0 | 1,48         | 2,96                 | 3,56    | ---     | 3,16    | 8,00                   | 9,58 | 0,65 | 2,32                           | 3,48 | 3,45 | A    | 1160          |           |      |
| 2,5+6,0+6,0 | 1,38         | 3,31                 | 3,31    | ---     | 3,30    | 8,00                   | 9,60 | 0,68 | 2,26                           | 3,49 | 3,54 | A    | 1130          |           |      |
| 4MXS80E7V3B | 3,5+3,5+3,5  | 2,63                 | 2,63    | 2,63    | ---     | 2,75                   | 7,89 | 8,58 | 0,61                           | 2,90 | 3,16 | 2,72 | D             | 1450      |      |
|             | 3,5+3,5+5,0  | 2,33                 | 2,33    | 3,34    | ---     | 2,96                   | 8,00 | 8,99 | 0,61                           | 2,71 | 3,39 | 2,95 | C             | 1355      |      |
|             | 3,5+3,5+6,0  | 2,15                 | 2,15    | 3,70    | ---     | 3,09                   | 8,00 | 9,07 | 0,65                           | 2,65 | 3,39 | 3,02 | B             | 1325      |      |
|             | 3,5+3,5+7,1  | 1,99                 | 1,99    | 4,02    | ---     | 3,25                   | 8,00 | 9,05 | 0,68                           | 2,59 | 3,40 | 3,09 | B             | 1295      |      |

# KOELEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS    | KOELCAPACITEIT (KW) |             |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |
|-------------|-----------------|---------------------|-------------|---------|---------|------------------------|------|------|--------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|
|             |                 | KAMER A             | KAMER B     | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                           | NOM. | MAX. |      |               |           |
|             |                 | 4MXS80E7V3B         | 3,5+5,0+5,0 | 2,08    | 2,96    | 2,96                   | ---  | 3,16 | 8,00                           | 9,58 | 0,65 |      |               |           |
|             | 3,5+5,0+6,0     | 1,93                | 2,76        | 3,31    | ---     | 3,30                   | 8,00 | 9,60 | 0,68                           | 2,32 | 3,49 | 3,45 | A             | 1160      |
|             | 2,0+2,0+2,0+2,0 | 1,83                | 1,83        | 1,83    | 1,83    | 2,41                   | 7,32 | 7,90 | 0,52                           | 2,11 | 2,46 | 3,47 | A             | 1055      |
|             | 2,0+2,0+2,0+2,5 | 1,75                | 1,75        | 1,75    | 2,17    | 2,48                   | 7,42 | 8,16 | 0,55                           | 2,17 | 2,59 | 3,42 | A             | 1085      |
|             | 2,0+2,0+2,0+3,5 | 1,61                | 1,61        | 1,61    | 2,82    | 2,61                   | 7,65 | 8,62 | 0,55                           | 2,29 | 2,91 | 3,34 | A             | 1145      |
|             | 2,0+2,0+2,0+5,0 | 1,45                | 1,45        | 1,45    | 3,65    | 2,82                   | 8,00 | 9,15 | 0,59                           | 2,38 | 3,12 | 3,36 | A             | 1190      |
|             | 2,0+2,0+2,0+6,0 | 1,33                | 1,33        | 1,33    | 4,01    | 2,96                   | 8,00 | 9,39 | 0,62                           | 2,32 | 3,34 | 3,45 | A             | 1160      |
|             | 2,0+2,0+2,0+7,1 | 1,22                | 1,22        | 1,22    | 4,34    | 3,11                   | 8,00 | 9,55 | 0,65                           | 2,26 | 3,42 | 3,54 | A             | 1130      |
|             | 2,0+2,0+2,5+2,5 | 1,68                | 1,68        | 2,09    | 2,09    | 2,55                   | 7,54 | 8,40 | 0,55                           | 2,23 | 2,78 | 3,38 | A             | 1115      |
|             | 2,0+2,0+2,5+3,5 | 1,55                | 1,55        | 1,94    | 2,73    | 2,68                   | 7,77 | 8,82 | 0,58                           | 2,53 | 3,25 | 3,07 | B             | 1265      |
|             | 2,0+2,0+2,5+5,0 | 1,39                | 1,39        | 1,74    | 3,48    | 2,89                   | 8,00 | 9,28 | 0,59                           | 2,38 | 3,26 | 3,36 | A             | 1190      |
|             | 2,0+2,0+2,5+6,0 | 1,28                | 1,28        | 1,60    | 3,84    | 3,03                   | 8,00 | 9,47 | 0,62                           | 2,32 | 3,34 | 3,45 | A             | 1160      |
|             | 2,0+2,0+2,5+7,1 | 1,18                | 1,18        | 1,47    | 4,17    | 3,18                   | 8,00 | 9,59 | 0,65                           | 2,26 | 3,50 | 3,54 | A             | 1130      |
|             | 2,0+2,0+3,5+3,5 | 1,45                | 1,45        | 2,55    | 2,55    | 2,82                   | 8,00 | 8,86 | 0,61                           | 2,65 | 3,25 | 3,02 | B             | 1325      |
|             | 2,0+2,0+3,5+5,0 | 1,28                | 1,28        | 2,24    | 3,20    | 3,03                   | 8,00 | 9,47 | 0,62                           | 2,38 | 3,41 | 3,36 | A             | 1190      |
|             | 2,0+2,0+3,5+6,0 | 1,19                | 1,19        | 2,07    | 3,55    | 3,16                   | 8,00 | 9,58 | 0,65                           | 2,32 | 3,49 | 3,45 | A             | 1160      |
|             | 2,0+2,0+5,0+5,0 | 1,14                | 1,14        | 2,86    | 2,86    | 3,23                   | 8,00 | 9,60 | 0,65                           | 2,15 | 3,11 | 3,72 | A             | 1075      |
|             | 2,0+2,5+2,5+2,5 | 1,62                | 2,01        | 2,01    | 2,01    | 2,61                   | 7,65 | 8,62 | 0,55                           | 2,29 | 2,91 | 3,34 | A             | 1145      |
|             | 2,0+2,5+2,5+3,5 | 1,50                | 1,88        | 1,88    | 2,62    | 2,75                   | 7,88 | 8,86 | 0,58                           | 2,59 | 3,25 | 3,04 | B             | 1295      |
|             | 2,0+2,5+2,5+5,0 | 1,33                | 1,67        | 1,67    | 3,33    | 2,96                   | 8,00 | 9,39 | 0,62                           | 2,38 | 3,34 | 3,36 | A             | 1190      |
|             | 2,0+2,5+2,5+6,0 | 1,23                | 1,54        | 1,54    | 3,69    | 3,09                   | 8,00 | 9,54 | 0,65                           | 2,35 | 3,42 | 3,40 | A             | 1175      |
|             | 2,0+2,5+2,5+7,1 | 1,13                | 1,42        | 1,42    | 4,03    | 3,25                   | 8,00 | 9,60 | 0,65                           | 2,32 | 3,50 | 3,45 | A             | 1160      |
|             | 2,0+2,5+3,5+3,5 | 1,40                | 1,74        | 2,43    | 2,43    | 2,89                   | 8,00 | 9,09 | 0,61                           | 2,65 | 3,40 | 3,02 | B             | 1325      |
|             | 2,0+2,5+3,5+5,0 | 1,23                | 1,54        | 2,15    | 3,08    | 3,09                   | 8,00 | 9,54 | 0,65                           | 2,38 | 3,49 | 3,36 | A             | 1190      |
|             | 2,0+2,5+3,5+6,0 | 1,14                | 1,43        | 2,00    | 3,43    | 3,23                   | 8,00 | 9,60 | 0,65                           | 2,32 | 3,49 | 3,45 | A             | 1160      |
|             | 2,0+2,5+5,0+5,0 | 1,10                | 1,38        | 2,76    | 2,76    | 3,30                   | 8,00 | 9,60 | 0,65                           | 2,11 | 3,11 | 3,79 | A             | 1055      |
| 4MXS80E7V3B | 2,0+3,5+3,5+3,5 | 1,28                | 2,24        | 2,24    | 2,24    | 3,03                   | 8,00 | 9,23 | 0,65                           | 2,65 | 3,40 | 3,02 | B             | 1325      |
|             | 2,0+3,5+3,5+5,0 | 1,14                | 2,00        | 2,00    | 2,86    | 3,23                   | 8,00 | 9,60 | 0,65                           | 2,38 | 3,49 | 3,36 | A             | 1190      |
|             | 2,5+2,5+2,5+2,5 | 1,94                | 1,94        | 1,94    | 1,94    | 2,68                   | 7,76 | 8,82 | 0,58                           | 2,53 | 3,25 | 3,07 | B             | 1265      |
|             | 2,5+2,5+2,5+3,5 | 1,82                | 1,82        | 1,82    | 2,54    | 2,82                   | 8,00 | 8,92 | 0,61                           | 2,65 | 3,25 | 3,02 | B             | 1325      |
|             | 2,5+2,5+2,5+5,0 | 1,60                | 1,60        | 1,60    | 3,20    | 3,03                   | 8,00 | 9,47 | 0,62                           | 2,38 | 3,41 | 3,36 | A             | 1190      |
|             | 2,5+2,5+2,5+6,0 | 1,48                | 1,48        | 1,48    | 3,56    | 3,16                   | 8,00 | 9,58 | 0,65                           | 2,32 | 3,49 | 3,45 | A             | 1160      |
|             | 2,5+2,5+3,5+3,5 | 1,67                | 1,67        | 2,33    | 2,33    | 2,96                   | 8,00 | 9,04 | 0,61                           | 2,65 | 3,40 | 3,02 | B             | 1325      |
|             | 2,5+2,5+3,5+5,0 | 1,48                | 1,48        | 2,07    | 2,97    | 3,16                   | 8,00 | 9,58 | 0,65                           | 2,38 | 3,49 | 3,36 | A             | 1190      |
|             | 2,5+2,5+3,5+6,0 | 1,38                | 1,38        | 1,93    | 3,31    | 3,30                   | 8,00 | 9,60 | 0,68                           | 2,32 | 3,49 | 3,45 | A             | 1160      |
|             | 2,5+3,5+3,5+3,5 | 1,55                | 2,15        | 2,15    | 2,15    | 3,09                   | 8,00 | 9,34 | 0,65                           | 2,65 | 3,40 | 3,02 | B             | 1325      |
|             | 2,5+3,5+3,5+5,0 | 1,38                | 1,93        | 1,93    | 2,76    | 3,30                   | 8,00 | 9,60 | 0,68                           | 2,38 | 3,49 | 3,36 | A             | 1190      |
|             | 3,5+3,5+3,5+3,5 | 2,00                | 2,00        | 2,00    | 2,00    | 3,23                   | 8,00 | 9,05 | 0,68                           | 2,65 | 3,40 | 3,02 | B             | 1325      |

# VERWARMEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS | VERWARMINGSCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |       | OPGENOMEN VERMOGEN VERWARMEN (KW) |      |      | COP  | ENERGIE-LABEL |
|-------------|--------------|----------------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|-------|-----------------------------------|------|------|------|---------------|
|             |              | KAMER A                    | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX.  | MIN.                              | NOM. | MAX. |      |               |
|             |              | 4MXS80E7V3B                | 2,0     | 2,44    | ---     | ---                    | ---  | 1,31  | 2,44                              | 4,10 | 0,33 |      |               |
|             | 2,5          | 3,05                       | ---     | ---     | ---     | 1,36                   | 3,05 | 4,55  | 0,35                              | 0,93 | 1,39 | 3,28 | C             |
|             | 3,5          | 4,27                       | ---     | ---     | ---     | 1,48                   | 4,27 | 4,94  | 0,36                              | 1,51 | 1,79 | 2,83 | D             |
|             | 5,0          | 6,09                       | ---     | ---     | ---     | 1,90                   | 6,09 | 6,92  | 0,44                              | 1,83 | 2,23 | 3,33 | C             |
|             | 6,0          | 7,31                       | ---     | ---     | ---     | 2,19                   | 7,31 | 7,92  | 0,58                              | 2,32 | 2,63 | 3,15 | D             |
|             | 7,1          | 8,65                       | ---     | ---     | ---     | 2,50                   | 8,65 | 8,70  | 0,62                              | 2,94 | 2,97 | 2,94 | D             |
|             | 2,0+2,0      | 2,44                       | 2,44    | ---     | ---     | 1,62                   | 4,88 | 6,55  | 0,36                              | 1,24 | 1,85 | 3,94 | A             |
|             | 2,0+2,5      | 2,44                       | 3,05    | ---     | ---     | 1,76                   | 5,49 | 6,85  | 0,40                              | 1,43 | 1,93 | 3,84 | A             |
|             | 2,0+3,5      | 2,44                       | 4,26    | ---     | ---     | 2,05                   | 6,70 | 7,35  | 0,46                              | 1,97 | 2,26 | 3,40 | B             |
|             | 2,0+5,0      | 2,44                       | 6,09    | ---     | ---     | 2,47                   | 8,53 | 8,53  | 0,56                              | 2,40 | 2,40 | 3,55 | B             |
|             | 2,0+6,0      | 2,32                       | 6,95    | ---     | ---     | 2,74                   | 9,27 | 9,35  | 0,60                              | 2,59 | 2,64 | 3,58 | B             |
|             | 2,0+7,1      | 2,11                       | 7,49    | ---     | ---     | 3,04                   | 9,60 | 10,02 | 0,64                              | 2,63 | 2,84 | 3,65 | A             |
|             | 2,5+2,5      | 3,04                       | 3,04    | ---     | ---     | 1,90                   | 6,08 | 6,92  | 0,44                              | 1,79 | 2,17 | 3,40 | C             |
|             | 2,5+3,5      | 3,05                       | 4,26    | ---     | ---     | 2,19                   | 7,31 | 8,24  | 0,58                              | 2,26 | 2,67 | 3,23 | C             |
|             | 2,5+5,0      | 2,98                       | 5,95    | ---     | ---     | 2,61                   | 8,93 | 9,14  | 0,58                              | 2,55 | 2,66 | 3,50 | B             |
|             | 2,5+6,0      | 2,82                       | 6,78    | ---     | ---     | 2,88                   | 9,60 | 9,77  | 0,62                              | 2,81 | 2,94 | 3,42 | B             |
|             | 2,5+7,1      | 2,50                       | 7,10    | ---     | ---     | 3,17                   | 9,60 | 10,02 | 0,67                              | 2,66 | 2,88 | 3,61 | A             |
|             | 3,5+3,5      | 4,26                       | 4,26    | ---     | ---     | 2,47                   | 8,52 | 8,87  | 0,63                              | 2,87 | 3,11 | 2,97 | D             |
|             | 3,5+5,0      | 3,95                       | 5,65    | ---     | ---     | 2,88                   | 9,60 | 9,74  | 0,63                              | 2,81 | 2,87 | 3,42 | B             |
|             | 3,5+6,0      | 3,54                       | 6,06    | ---     | ---     | 3,15                   | 9,60 | 10,00 | 0,65                              | 2,64 | 2,85 | 3,64 | A             |
|             | 3,5+7,1      | 3,17                       | 6,43    | ---     | ---     | 3,45                   | 9,60 | 10,03 | 0,72                              | 2,58 | 2,78 | 3,72 | A             |
|             | 5,0+5,0      | 4,80                       | 4,80    | ---     | ---     | 3,28                   | 9,60 | 10,27 | 0,63                              | 2,44 | 2,76 | 3,93 | A             |
|             | 5,0+6,0      | 4,36                       | 5,24    | ---     | ---     | 3,55                   | 9,60 | 10,31 | 0,67                              | 2,43 | 2,74 | 3,95 | A             |
|             | 5,0+7,1      | 3,97                       | 5,63    | ---     | ---     | 3,85                   | 9,60 | 10,34 | 0,71                              | 2,42 | 2,73 | 3,97 | A             |
|             | 6,0+6,0      | 4,80                       | 4,80    | ---     | ---     | 3,82                   | 9,60 | 10,35 | 0,71                              | 2,46 | 2,78 | 3,90 | A             |
|             | 6,0+7,1      | 4,40                       | 5,20    | ---     | ---     | 4,12                   | 9,60 | 10,38 | 0,76                              | 2,45 | 2,77 | 3,92 | A             |
| 4MXS80E7V3B | 7,1+7,1      | 4,80                       | 4,80    | ---     | ---     | 4,42                   | 9,60 | 10,41 | 0,83                              | 2,39 | 2,70 | 4,02 | A             |
|             | 2,0+2,0+2,0  | 2,43                       | 2,43    | 2,43    | ---     | 2,19                   | 7,29 | 8,05  | 0,51                              | 1,87 | 2,17 | 3,90 | A             |
|             | 2,0+2,0+2,5  | 2,44                       | 2,44    | 3,04    | ---     | 2,33                   | 7,92 | 8,64  | 0,53                              | 2,08 | 2,36 | 3,81 | A             |
|             | 2,0+2,0+3,5  | 2,38                       | 2,38    | 4,17    | ---     | 2,61                   | 8,93 | 9,37  | 0,58                              | 2,43 | 2,64 | 3,67 | A             |
|             | 2,0+2,0+5,0  | 2,13                       | 2,13    | 5,34    | ---     | 3,01                   | 9,60 | 10,32 | 0,58                              | 2,42 | 2,74 | 3,97 | A             |
|             | 2,0+2,0+6,0  | 1,92                       | 1,92    | 5,76    | ---     | 3,28                   | 9,60 | 10,35 | 0,61                              | 2,41 | 2,72 | 3,98 | A             |
|             | 2,0+2,0+7,1  | 1,73                       | 1,73    | 6,14    | ---     | 3,58                   | 9,60 | 10,39 | 0,66                              | 2,40 | 2,71 | 4,00 | A             |
|             | 2,0+2,5+2,5  | 2,43                       | 3,05    | 3,05    | ---     | 2,47                   | 8,53 | 8,64  | 0,56                              | 2,29 | 2,34 | 3,72 | A             |
|             | 2,0+2,5+3,5  | 2,31                       | 2,90    | 4,06    | ---     | 2,74                   | 9,27 | 9,37  | 0,60                              | 2,56 | 2,61 | 3,62 | A             |
|             | 2,0+2,5+5,0  | 2,02                       | 2,53    | 5,05    | ---     | 3,15                   | 9,60 | 10,32 | 0,60                              | 2,42 | 2,74 | 3,97 | A             |
|             | 2,0+2,5+6,0  | 1,82                       | 2,29    | 5,49    | ---     | 3,42                   | 9,60 | 10,35 | 0,64                              | 2,41 | 2,72 | 3,98 | A             |
|             | 2,0+2,5+7,1  | 1,65                       | 2,07    | 5,88    | ---     | 3,72                   | 9,60 | 10,39 | 0,68                              | 2,40 | 2,71 | 4,00 | A             |
|             | 2,0+3,5+3,5  | 2,14                       | 3,73    | 3,73    | ---     | 3,01                   | 9,60 | 10,01 | 0,62                              | 2,58 | 2,79 | 3,72 | A             |
|             | 2,0+3,5+5,0  | 1,83                       | 3,20    | 4,57    | ---     | 3,42                   | 9,60 | 10,32 | 0,64                              | 2,42 | 2,74 | 3,97 | A             |
|             | 2,0+3,5+6,0  | 1,67                       | 2,92    | 5,01    | ---     | 3,69                   | 9,60 | 10,36 | 0,68                              | 2,41 | 2,72 | 3,98 | A             |
|             | 2,0+3,5+7,1  | 1,52                       | 2,67    | 5,41    | ---     | 3,99                   | 9,60 | 10,39 | 0,73                              | 2,40 | 2,71 | 4,00 | A             |

# VERWARMEN

| BUITENUNIT      | BINNEN-UNITS    | VERWARMINGSCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |       | OPGENOMEN VERMOGEN VERWARMEN (KW) |      |      | COP  | ENERGIE-LABEL |   |
|-----------------|-----------------|----------------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|-------|-----------------------------------|------|------|------|---------------|---|
|                 |                 | KAMER A                    | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX.  | MIN.                              | NOM. | MAX. |      |               |   |
| 4MXS80E7V3B     | 2,0+5,0+5,0     | 1,60                       | 4,00    | 4,00    | ---     | 3,82                   | 9,60 | 10,64 | 0,64                              | 2,26 | 2,67 | 4,25 | A             |   |
|                 | 2,0+5,0+6,0     | 1,48                       | 3,69    | 4,43    | ---     | 4,09                   | 9,60 | 10,67 | 0,70                              | 2,25 | 2,66 | 4,27 | A             |   |
|                 | 2,0+5,0+7,1     | 1,37                       | 3,40    | 4,83    | ---     | 4,39                   | 9,60 | 10,71 | 0,74                              | 2,24 | 2,64 | 4,29 | A             |   |
|                 | 2,0+6,0+6,0     | 1,38                       | 4,11    | 4,11    | ---     | 4,36                   | 9,60 | 10,71 | 0,74                              | 2,23 | 2,64 | 4,30 | A             |   |
|                 | 2,5+2,5+2,5     | 2,97                       | 2,97    | 2,97    | ---     | 2,61                   | 8,91 | 9,55  | 0,58                              | 2,48 | 2,74 | 3,59 | B             |   |
|                 | 2,5+2,5+3,5     | 2,82                       | 2,82    | 3,96    | ---     | 2,88                   | 9,60 | 9,78  | 0,62                              | 2,69 | 2,79 | 3,57 | B             |   |
|                 | 2,5+2,5+5,0     | 2,40                       | 2,40    | 4,80    | ---     | 3,28                   | 9,60 | 10,32 | 0,62                              | 2,42 | 2,74 | 3,97 | A             |   |
|                 | 2,5+2,5+6,0     | 2,18                       | 2,18    | 5,24    | ---     | 3,55                   | 9,60 | 10,35 | 0,66                              | 2,41 | 2,72 | 3,98 | A             |   |
|                 | 2,5+2,5+7,1     | 1,98                       | 1,98    | 5,64    | ---     | 3,85                   | 9,60 | 10,39 | 0,70                              | 2,40 | 2,71 | 4,00 | A             |   |
|                 | 2,5+3,5+3,5     | 2,52                       | 3,54    | 3,54    | ---     | 3,15                   | 9,60 | 10,01 | 0,64                              | 2,58 | 2,79 | 3,72 | A             |   |
|                 | 2,5+3,5+5,0     | 2,19                       | 3,05    | 4,36    | ---     | 3,55                   | 9,60 | 10,32 | 0,67                              | 2,42 | 2,74 | 3,97 | A             |   |
|                 | 2,5+3,5+6,0     | 2,00                       | 2,80    | 4,80    | ---     | 3,82                   | 9,60 | 10,36 | 0,71                              | 2,41 | 2,72 | 3,98 | A             |   |
|                 | 2,5+3,5+7,1     | 1,84                       | 2,56    | 5,20    | ---     | 4,12                   | 9,60 | 10,39 | 0,75                              | 2,40 | 2,71 | 4,00 | A             |   |
|                 | 2,5+5,0+5,0     | 1,92                       | 3,84    | 3,84    | ---     | 3,96                   | 9,60 | 10,64 | 0,68                              | 2,26 | 2,67 | 4,25 | A             |   |
|                 | 2,5+5,0+6,0     | 1,77                       | 3,56    | 4,27    | ---     | 4,23                   | 9,60 | 10,67 | 0,73                              | 2,25 | 2,66 | 4,27 | A             |   |
|                 | 2,5+6,0+6,0     | 1,66                       | 3,97    | 3,97    | ---     | 4,50                   | 9,60 | 10,71 | 0,77                              | 2,23 | 2,64 | 4,30 | A             |   |
|                 | 3,5+3,5+3,5     | 3,20                       | 3,20    | 3,20    | ---     | 3,42                   | 9,60 | 10,02 | 0,69                              | 2,58 | 2,79 | 3,72 | A             |   |
|                 | 3,5+3,5+5,0     | 2,80                       | 2,80    | 4,00    | ---     | 3,82                   | 9,60 | 10,33 | 0,71                              | 2,42 | 2,73 | 3,97 | A             |   |
|                 | 3,5+3,5+6,0     | 2,58                       | 2,58    | 4,44    | ---     | 4,09                   | 9,60 | 10,37 | 0,76                              | 2,40 | 2,72 | 4,00 | A             |   |
|                 | 3,5+3,5+7,1     | 2,38                       | 2,38    | 4,84    | ---     | 4,39                   | 9,60 | 10,40 | 0,80                              | 2,39 | 2,71 | 4,02 | A             |   |
|                 | 3,5+5,0+5,0     | 2,48                       | 3,56    | 3,56    | ---     | 4,23                   | 9,60 | 10,64 | 0,73                              | 2,26 | 2,67 | 4,25 | A             |   |
|                 | 3,5+5,0+6,0     | 2,32                       | 3,31    | 3,97    | ---     | 4,50                   | 9,60 | 10,68 | 0,78                              | 2,25 | 2,65 | 4,27 | A             |   |
|                 | 2,0+2,0+2,0+2,0 | 2,32                       | 2,32    | 2,32    | 2,32    | 2,74                   | 9,28 | 9,45  | 0,51                              | 2,41 | 2,51 | 3,85 | A             |   |
|                 | 2,0+2,0+2,0+2,5 | 2,26                       | 2,26    | 2,26    | 2,82    | 2,88                   | 9,60 | 9,60  | 0,55                              | 2,51 | 2,51 | 3,82 | A             |   |
|                 | 2,0+2,0+2,0+3,5 | 2,02                       | 2,02    | 2,02    | 3,54    | 3,15                   | 9,60 | 10,37 | 0,59                              | 2,41 | 2,72 | 3,98 | A             |   |
|                 | 2,0+2,0+2,0+5,0 | 1,75                       | 1,75    | 1,75    | 4,35    | 3,55                   | 9,60 | 10,68 | 0,58                              | 2,25 | 2,65 | 4,27 | A             |   |
|                 | 4MXS80E7V3B     | 2,0+2,0+2,0+6,0            | 1,60    | 1,60    | 1,60    | 4,80                   | 3,82 | 9,60  | 10,72                             | 0,62 | 2,23 | 2,64 | 4,30          | A |
|                 |                 | 2,0+2,0+2,0+7,1            | 1,47    | 1,47    | 1,47    | 5,19                   | 4,12 | 9,60  | 10,75                             | 0,69 | 2,22 | 2,63 | 4,32          | A |
|                 |                 | 2,0+2,0+2,5+2,5            | 2,13    | 2,13    | 2,67    | 2,67                   | 3,01 | 9,60  | 10,36                             | 0,57 | 2,41 | 2,72 | 3,98          | A |
|                 |                 | 2,0+2,0+2,5+3,5            | 1,92    | 1,92    | 2,40    | 3,36                   | 3,28 | 9,60  | 10,37                             | 0,61 | 2,41 | 2,72 | 3,98          | A |
|                 |                 | 2,0+2,0+2,5+5,0            | 1,67    | 1,67    | 2,09    | 4,17                   | 3,69 | 9,60  | 10,68                             | 0,61 | 2,25 | 2,65 | 4,27          | A |
|                 |                 | 2,0+2,0+2,5+6,0            | 1,54    | 1,54    | 1,92    | 4,60                   | 3,96 | 9,60  | 10,72                             | 0,64 | 2,23 | 2,64 | 4,30          | A |
|                 |                 | 2,0+2,0+2,5+7,1            | 1,41    | 1,41    | 1,76    | 5,02                   | 4,26 | 9,60  | 10,75                             | 0,71 | 2,22 | 2,63 | 4,32          | A |
|                 |                 | 2,0+2,0+3,5+3,5            | 1,75    | 1,75    | 3,05    | 3,05                   | 3,55 | 9,60  | 10,38                             | 0,66 | 2,40 | 2,72 | 4,00          | A |
|                 |                 | 2,0+2,0+3,5+5,0            | 1,54    | 1,54    | 2,69    | 3,83                   | 3,96 | 9,60  | 10,69                             | 0,67 | 2,24 | 2,65 | 4,29          | A |
| 2,0+2,0+3,5+6,0 |                 | 1,42                       | 1,42    | 2,49    | 4,27    | 4,23                   | 9,60 | 10,73 | 0,72                              | 2,23 | 2,64 | 4,30 | A             |   |
| 2,0+2,0+5,0+5,0 |                 | 1,37                       | 1,37    | 3,43    | 3,43    | 4,36                   | 9,60 | 11,00 | 0,66                              | 2,09 | 2,59 | 4,59 | A             |   |
| 2,0+2,5+2,5+2,5 |                 | 2,01                       | 2,53    | 2,53    | 2,53    | 3,15                   | 9,60 | 10,36 | 0,59                              | 2,41 | 2,72 | 3,98 | A             |   |
| 2,0+2,5+2,5+3,5 |                 | 1,82                       | 2,29    | 2,29    | 3,20    | 3,42                   | 9,60 | 10,37 | 0,64                              | 2,41 | 2,72 | 3,98 | A             |   |
| 2,0+2,5+2,5+5,0 |                 | 1,60                       | 2,00    | 2,00    | 4,00    | 3,82                   | 9,60 | 10,68 | 0,63                              | 2,25 | 2,65 | 4,27 | A             |   |
| 2,0+2,5+2,5+6,0 |                 | 1,47                       | 1,85    | 1,85    | 4,43    | 4,09                   | 9,60 | 10,72 | 0,69                              | 2,23 | 2,64 | 4,30 | A             |   |
| 2,0+2,5+2,5+7,1 |                 | 1,37                       | 1,70    | 1,70    | 4,83    | 4,39                   | 9,60 | 10,75 | 0,74                              | 2,22 | 2,63 | 4,32 | A             |   |
| 2,0+2,5+3,5+3,5 |                 | 1,67                       | 2,09    | 2,92    | 2,92    | 3,69                   | 9,60 | 10,38 | 0,68                              | 2,40 | 2,72 | 4,00 | A             |   |
| 4MXS80E7V3B     |                 | 2,0+2,5+3,5+5,0            | 1,48    | 1,85    | 2,58    | 3,69                   | 4,09 | 9,60  | 10,69                             | 0,70 | 2,24 | 2,65 | 4,29          | A |
|                 |                 | 2,0+2,5+3,5+6,0            | 1,38    | 1,71    | 2,40    | 4,11                   | 4,36 | 9,60  | 10,73                             | 0,74 | 2,23 | 2,64 | 4,30          | A |
|                 |                 | 2,0+2,5+5,0+5,0            | 1,32    | 1,66    | 3,31    | 3,31                   | 4,50 | 9,60  | 11,00                             | 0,71 | 2,09 | 2,59 | 4,59          | A |
|                 | 2,0+3,5+3,5+3,5 | 1,53                       | 2,69    | 2,69    | 2,69    | 3,96                   | 9,60 | 10,38 | 0,73                              | 2,40 | 2,71 | 4,00 | A             |   |
|                 | 2,0+3,5+3,5+5,0 | 1,37                       | 2,40    | 2,40    | 3,43    | 4,36                   | 9,60 | 10,70 | 0,75                              | 2,24 | 2,65 | 4,29 | A             |   |
|                 | 2,5+2,5+2,5+2,5 | 2,40                       | 2,40    | 2,40    | 2,40    | 3,28                   | 9,60 | 10,36 | 0,61                              | 2,41 | 2,72 | 3,98 | A             |   |
|                 | 2,5+2,5+2,5+3,5 | 2,18                       | 2,18    | 2,18    | 3,06    | 3,55                   | 9,60 | 10,37 | 0,66                              | 2,41 | 2,72 | 3,98 | A             |   |
|                 | 2,5+2,5+2,5+5,0 | 1,92                       | 1,92    | 1,92    | 3,84    | 3,96                   | 9,60 | 10,68 | 0,68                              | 2,25 | 2,65 | 4,27 | A             |   |
|                 | 2,5+2,5+2,5+6,0 | 1,78                       | 1,78    | 1,78    | 4,26    | 4,23                   | 9,60 | 10,72 | 0,72                              | 2,23 | 2,64 | 4,30 | A             |   |
|                 | 2,5+2,5+3,5+3,5 | 2,00                       | 2,00    | 2,80    | 2,80    | 3,82                   | 9,60 | 10,38 | 0,71                              | 2,40 | 2,72 | 4,00 | A             |   |
|                 | 2,5+2,5+3,5+5,0 | 1,78                       | 1,78    | 2,49    | 3,55    | 4,23                   | 9,60 | 10,69 | 0,72                              | 2,24 | 2,65 | 4,29 | A             |   |
|                 | 2,5+2,5+3,5+6,0 | 1,66                       | 1,66    | 2,32    | 3,96    | 4,50                   | 9,60 | 10,73 | 0,77                              | 2,23 | 2,64 | 4,30 | A             |   |
|                 | 2,5+3,5+3,5+3,5 | 1,86                       | 2,58    | 2,58    | 2,58    | 4,09                   | 9,60 | 10,38 | 0,76                              | 2,40 | 2,71 | 4,00 | A             |   |
|                 | 2,5+3,5+3,5+5,0 | 1,65                       | 2,32    | 2,32    | 3,31    | 4,50                   | 9,60 | 10,70 | 0,77                              | 2,24 | 2,65 | 4,29 | A             |   |
|                 | 2,5+3,5+3,5+6,0 | 2,40                       | 2,40    | 2,40    | 2,40    | 4,36                   | 9,60 | 10,39 | 0,81                              | 2,40 | 2,71 | 4,00 | A             |   |

Opmerking: Aangesloten op 2,0, 2,5, 3,5 klasse: wandmodel type D / 5,0, 6,0, 7,1 klasse: wandmodel type E

# KOELEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |
|-------------|--------------|---------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|--------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|
|             |              | KAMER A             | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                           | NOM. | MAX. |      |               |           |
| 4MXS80E7V3B | 2,0          | 2,00                | ---     | ---     | ---     | 1,62                   | 2,00 | 2,96 | 0,42                           | 0,60 | 0,86 | 3,33 | A             | 300       |
|             | 2,5          | 2,50                | ---     | ---     | ---     | 1,66                   | 2,50 | 3,43 | 0,46                           | 0,77 | 1,06 | 3,25 | A             | 385       |
|             | 3,5          | 3,50                | ---     | ---     | ---     | 1,70                   | 3,50 | 4,80 | 0,48                           | 1,18 | 1,61 | 2,97 | C             | 590       |
|             | 5,0          | 5,00                | ---     | ---     | ---     | 1,84                   | 5,00 | 5,92 | 0,43                           | 1,54 | 1,92 | 3,25 | A             | 770       |
|             | 6,0          | 6,00                | ---     | ---     | ---     | 1,92                   | 6,00 | 6,55 | 0,42                           | 2,01 | 2,20 | 2,99 | C             | 1005      |
|             | 7,1          | 7,10                | ---     | ---     | ---     | 2,03                   | 7,10 | 7,22 | 0,43                           | 2,69 | 2,76 | 2,64 | D             | 1345      |
|             | 2,0+2,0      | 2,00                | 2,00    | ---     | ---     | 1,76                   | 4,00 | 5,30 | 0,44                           | 1,15 | 1,64 | 3,48 | A             | 575       |
|             | 2,0+2,5      | 2,00                | 2,50    | ---     | ---     | 1,80                   | 4,50 | 5,73 | 0,44                           | 1,35 | 1,86 | 3,33 | A             | 675       |
|             | 2,0+3,5      | 2,00                | 3,50    | ---     | ---     | 1,88                   | 5,50 | 6,31 | 0,45                           | 1,88 | 2,21 | 2,93 | C             | 940       |
|             | 2,0+5,0      | 2,00                | 5,00    | ---     | ---     | 2,02                   | 7,00 | 7,16 | 0,48                           | 2,37 | 2,45 | 2,95 | C             | 1185      |
|             | 2,0+6,0      | 1,83                | 5,48    | ---     | ---     | 2,12                   | 7,31 | 7,64 | 0,48                           | 2,52 | 2,66 | 2,90 | C             | 1260      |
|             | 2,0+7,1      | 1,66                | 5,90    | ---     | ---     | 2,24                   | 7,56 | 7,90 | 0,48                           | 2,65 | 2,79 | 2,85 | C             | 1325      |
|             | 2,5+2,5      | 2,50                | 2,50    | ---     | ---     | 1,84                   | 5,00 | 6,12 | 0,44                           | 1,61 | 2,09 | 3,11 | B             | 805       |
|             | 2,5+3,5      | 2,50                | 3,50    | ---     | ---     | 1,92                   | 6,00 | 6,60 | 0,44                           | 2,16 | 2,42 | 2,78 | D             | 1080      |
|             | 2,5+5,0      | 2,40                | 4,79    | ---     | ---     | 2,07                   | 7,19 | 7,42 | 0,48                           | 2,50 | 2,62 | 2,88 | C             | 1250      |
|             | 2,5+6,0      | 2,18                | 5,24    | ---     | ---     | 2,17                   | 7,42 | 7,76 | 0,48                           | 2,62 | 2,76 | 2,83 | C             | 1310      |
|             | 2,5+7,1      | 2,00                | 5,68    | ---     | ---     | 2,29                   | 7,68 | 8,12 | 0,47                           | 2,74 | 2,97 | 2,80 | C             | 1370      |
|             | 3,5+3,5      | 3,50                | 3,50    | ---     | ---     | 2,02                   | 7,00 | 7,18 | 0,44                           | 2,72 | 2,92 | 2,57 | E             | 1360      |
|             | 3,5+5,0      | 3,06                | 4,36    | ---     | ---     | 2,17                   | 7,42 | 7,71 | 0,48                           | 2,63 | 2,78 | 2,82 | C             | 1315      |
|             | 3,5+6,0      | 2,82                | 4,83    | ---     | ---     | 2,28                   | 7,65 | 8,07 | 0,48                           | 2,80 | 2,99 | 2,73 | D             | 1400      |
|             | 3,5+7,1      | 2,61                | 5,30    | ---     | ---     | 2,41                   | 7,91 | 8,31 | 0,48                           | 2,98 | 3,30 | 2,65 | D             | 1490      |

KOELEN

| BUITENUNIT      | BINNEN-UNITS    | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |      |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|--------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|------|
|                 |                 | KAMER A             | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                           | NOM. | MAX. |      |               |           |      |
| 4MXS80E7V3B     | 5,0+5,0         | 3,88                | 3,88    | ---     | ---     | 2,68                   | 776  | 8,80 | 0,58                           | 2,52 | 3,24 | 3,08 | B             | 1260      |      |
|                 | 5,0+6,0         | 3,64                | 4,36    | ---     | ---     | 2,82                   | 800  | 8,84 | 0,61                           | 2,65 | 3,25 | 3,02 | B             | 1325      |      |
|                 | 5,0+7,1         | 3,31                | 4,69    | ---     | ---     | 2,97                   | 800  | 9,03 | 0,61                           | 2,65 | 3,39 | 3,02 | B             | 1325      |      |
|                 | 6,0+6,0         | 4,00                | 4,00    | ---     | ---     | 2,96                   | 800  | 9,05 | 0,61                           | 2,65 | 3,39 | 3,02 | B             | 1325      |      |
|                 | 6,0+7,1         | 3,66                | 4,34    | ---     | ---     | 3,11                   | 800  | 9,07 | 0,65                           | 2,59 | 3,39 | 3,09 | B             | 1295      |      |
|                 | 7,1+7,1         | 4,00                | 4,00    | ---     | ---     | 3,26                   | 800  | 9,09 | 0,68                           | 2,53 | 3,40 | 3,16 | B             | 1265      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,0     | 2,00                | 2,00    | 2,00    | ---     | 2,17                   | 600  | 6,63 | 0,51                           | 1,77 | 2,14 | 3,39 | A             | 885       |      |
|                 | 2,0+2,0+2,5     | 2,00                | 2,00    | 2,50    | ---     | 2,22                   | 650  | 6,95 | 0,48                           | 2,03 | 2,30 | 3,20 | A             | 1015      |      |
|                 | 2,0+2,0+3,5     | 1,92                | 1,92    | 3,35    | ---     | 2,34                   | 719  | 7,61 | 0,51                           | 2,47 | 2,77 | 2,91 | C             | 1235      |      |
|                 | 2,0+2,0+5,0     | 1,68                | 1,68    | 4,18    | ---     | 2,55                   | 754  | 8,40 | 0,55                           | 2,40 | 2,96 | 3,14 | B             | 1200      |      |
|                 | 2,0+2,0+6,0     | 1,55                | 1,55    | 4,67    | ---     | 2,68                   | 777  | 8,82 | 0,58                           | 2,52 | 3,24 | 3,08 | B             | 1260      |      |
|                 | 2,0+2,0+7,1     | 1,44                | 1,44    | 5,12    | ---     | 2,83                   | 800  | 9,03 | 0,61                           | 2,65 | 3,39 | 3,02 | B             | 1325      |      |
|                 | 2,0+2,5+2,5     | 2,00                | 2,50    | 2,50    | ---     | 2,27                   | 700  | 7,30 | 0,48                           | 2,36 | 2,53 | 2,97 | C             | 1180      |      |
|                 | 2,0+2,5+3,5     | 1,83                | 2,28    | 3,20    | ---     | 2,41                   | 731  | 7,90 | 0,51                           | 2,53 | 2,96 | 2,89 | C             | 1265      |      |
|                 | 2,0+2,5+5,0     | 1,61                | 2,01    | 4,03    | ---     | 2,61                   | 765  | 8,62 | 0,55                           | 2,46 | 3,17 | 3,11 | B             | 1230      |      |
|                 | 2,0+2,5+6,0     | 1,50                | 1,88    | 4,50    | ---     | 2,75                   | 788  | 8,83 | 0,58                           | 2,58 | 3,24 | 3,05 | B             | 1290      |      |
|                 | 2,0+2,5+7,1     | 1,38                | 1,72    | 4,90    | ---     | 2,90                   | 800  | 9,03 | 0,61                           | 2,65 | 3,39 | 3,02 | B             | 1325      |      |
|                 | 2,0+3,5+3,5     | 1,68                | 2,93    | 2,93    | ---     | 2,55                   | 754  | 8,18 | 0,54                           | 2,71 | 3,15 | 2,78 | D             | 1355      |      |
|                 | 2,0+3,5+5,0     | 1,50                | 2,63    | 3,75    | ---     | 2,75                   | 788  | 8,80 | 0,58                           | 2,58 | 3,24 | 3,05 | B             | 1290      |      |
|                 | 2,0+3,5+6,0     | 1,39                | 2,43    | 4,18    | ---     | 2,89                   | 800  | 9,01 | 0,61                           | 2,65 | 3,38 | 3,02 | B             | 1325      |      |
|                 | 2,0+3,5+7,1     | 1,27                | 2,22    | 4,51    | ---     | 3,04                   | 800  | 9,06 | 0,65                           | 2,52 | 3,39 | 3,17 | B             | 1260      |      |
|                 | 2,0+5,0+5,0     | 1,34                | 3,33    | 3,33    | ---     | 2,96                   | 800  | 9,39 | 0,62                           | 2,38 | 3,33 | 3,36 | A             | 1190      |      |
|                 | 2,0+5,0+6,0     | 1,23                | 3,08    | 3,69    | ---     | 3,09                   | 800  | 9,54 | 0,65                           | 2,32 | 3,41 | 3,45 | A             | 1160      |      |
|                 | 2,0+5,0+7,1     | 1,13                | 2,84    | 4,03    | ---     | 3,25                   | 800  | 9,60 | 0,65                           | 2,26 | 3,48 | 3,54 | A             | 1130      |      |
|                 | 2,0+6,0+6,0     | 1,14                | 3,43    | 3,43    | ---     | 3,23                   | 800  | 9,60 | 0,65                           | 2,32 | 3,49 | 3,45 | A             | 1160      |      |
|                 | 2,5+2,5+2,5     | 2,40                | 2,40    | 2,40    | ---     | 2,34                   | 720  | 7,61 | 0,51                           | 2,47 | 2,77 | 2,91 | C             | 1235      |      |
|                 | 4MXS80E7V3B     | 2,5+2,5+3,5         | 2,18    | 2,18    | 3,06    | ---                    | 2,48 | 742  | 8,01                           | 0,54 | 2,65 | 3,02 | 2,80          | D         | 1325 |
|                 |                 | 2,5+2,5+5,0         | 1,94    | 1,94    | 3,89    | ---                    | 2,68 | 777  | 8,80                           | 0,58 | 2,52 | 3,24 | 3,08          | B         | 1260 |
|                 |                 | 2,5+2,5+6,0         | 1,82    | 1,82    | 4,36    | ---                    | 2,82 | 800  | 8,83                           | 0,61 | 2,65 | 3,25 | 3,02          | B         | 1325 |
|                 |                 | 2,5+2,5+7,1         | 1,65    | 1,65    | 4,70    | ---                    | 2,97 | 800  | 9,03                           | 0,61 | 2,58 | 3,39 | 3,10          | B         | 1290 |
|                 |                 | 2,5+3,5+3,5         | 2,01    | 2,82    | 2,82    | ---                    | 2,61 | 765  | 8,34                           | 0,57 | 2,77 | 3,08 | 2,76          | D         | 1385 |
|                 |                 | 2,5+3,5+5,0         | 1,81    | 2,55    | 3,64    | ---                    | 2,82 | 800  | 8,80                           | 0,61 | 2,71 | 3,24 | 2,95          | C         | 1355 |
|                 |                 | 2,5+3,5+6,0         | 1,67    | 2,33    | 4,00    | ---                    | 2,96 | 800  | 9,01                           | 0,61 | 2,65 | 3,38 | 3,02          | B         | 1325 |
| 2,5+3,5+7,1     |                 | 1,52                | 2,14    | 4,34    | ---     | 3,11                   | 800  | 9,06 | 0,65                           | 2,58 | 3,39 | 3,10 | B             | 1290      |      |
| 2,5+5,0+5,0     |                 | 1,60                | 3,20    | 3,20    | ---     | 3,03                   | 800  | 9,47 | 0,62                           | 2,38 | 3,40 | 3,36 | A             | 1190      |      |
| 2,5+5,0+6,0     |                 | 1,48                | 2,96    | 3,56    | ---     | 3,16                   | 800  | 9,58 | 0,65                           | 2,32 | 3,48 | 3,45 | A             | 1160      |      |
| 2,5+6,0+6,0     |                 | 1,38                | 3,31    | 3,31    | ---     | 3,30                   | 800  | 9,60 | 0,68                           | 2,26 | 3,49 | 3,54 | A             | 1130      |      |
| 3,5+3,5+3,5     |                 | 2,63                | 2,63    | 2,63    | ---     | 2,75                   | 789  | 8,53 | 0,61                           | 2,96 | 3,23 | 2,67 | D             | 1480      |      |
| 3,5+3,5+5,0     |                 | 2,33                | 2,33    | 3,34    | ---     | 2,96                   | 800  | 8,97 | 0,61                           | 2,71 | 3,38 | 2,95 | C             | 1355      |      |
| 3,5+3,5+6,0     |                 | 2,15                | 2,15    | 3,70    | ---     | 3,09                   | 800  | 9,05 | 0,65                           | 2,65 | 3,38 | 3,02 | B             | 1325      |      |
| 3,5+3,5+7,1     |                 | 1,99                | 1,99    | 4,02    | ---     | 3,25                   | 800  | 9,03 | 0,68                           | 2,58 | 3,39 | 3,10 | B             | 1290      |      |
| 3,5+5,0+5,0     |                 | 2,08                | 2,96    | 2,96    | ---     | 3,16                   | 800  | 9,58 | 0,65                           | 2,38 | 3,48 | 3,36 | A             | 1190      |      |
| 3,5+5,0+6,0     |                 | 1,93                | 2,76    | 3,31    | ---     | 3,30                   | 800  | 9,60 | 0,68                           | 2,32 | 3,48 | 3,45 | A             | 1160      |      |
| 2,0+2,0+2,0+2,0 |                 | 1,83                | 1,83    | 1,83    | 1,83    | 2,41                   | 732  | 7,90 | 0,52                           | 2,28 | 2,64 | 3,21 | A             | 1140      |      |
| 2,0+2,0+2,0+2,5 |                 | 1,75                | 1,75    | 1,75    | 2,17    | 2,48                   | 742  | 8,16 | 0,55                           | 2,17 | 2,64 | 3,42 | A             | 1085      |      |
| 2,0+2,0+2,0+3,5 |                 | 1,61                | 1,61    | 1,61    | 2,82    | 2,61                   | 765  | 8,62 | 0,55                           | 2,34 | 2,96 | 3,27 | A             | 1170      |      |
| 2,0+2,0+2,0+5,0 |                 | 1,45                | 1,45    | 1,45    | 3,65    | 2,82                   | 800  | 9,15 | 0,59                           | 2,25 | 2,97 | 3,56 | A             | 1125      |      |
| 2,0+2,0+2,0+6,0 |                 | 1,33                | 1,33    | 1,33    | 4,01    | 2,96                   | 800  | 9,39 | 0,62                           | 2,38 | 3,33 | 3,36 | A             | 1190      |      |
| 2,0+2,0+2,0+7,1 |                 | 1,22                | 1,22    | 1,22    | 4,34    | 3,11                   | 800  | 9,55 | 0,65                           | 2,32 | 3,41 | 3,45 | A             | 1160      |      |
| 2,0+2,0+2,5+2,5 |                 | 1,68                | 1,68    | 2,09    | 2,09    | 2,55                   | 754  | 8,40 | 0,55                           | 2,28 | 2,96 | 3,31 | A             | 1140      |      |
| 2,0+2,0+2,5+3,5 |                 | 1,55                | 1,55    | 1,94    | 2,73    | 2,68                   | 777  | 8,82 | 0,58                           | 2,40 | 3,10 | 3,24 | A             | 1200      |      |
| 2,0+2,0+2,5+5,0 |                 | 1,39                | 1,39    | 1,74    | 3,48    | 2,89                   | 800  | 9,28 | 0,59                           | 2,38 | 3,25 | 3,36 | A             | 1190      |      |
| 2,0+2,0+2,5+6,0 |                 | 1,28                | 1,28    | 1,60    | 3,84    | 3,03                   | 800  | 9,47 | 0,62                           | 2,38 | 3,40 | 3,36 | A             | 1190      |      |
| 2,0+2,0+2,5+7,1 |                 | 1,18                | 1,18    | 1,47    | 4,17    | 3,18                   | 800  | 9,59 | 0,65                           | 2,32 | 3,48 | 3,45 | A             | 1160      |      |
| 2,0+2,0+3,5+3,5 |                 | 1,45                | 1,45    | 2,55    | 2,55    | 2,82                   | 800  | 8,79 | 0,61                           | 2,58 | 3,24 | 3,10 | B             | 1290      |      |
| 2,0+2,0+3,5+5,0 |                 | 1,28                | 1,28    | 2,24    | 3,20    | 3,03                   | 800  | 9,47 | 0,62                           | 2,38 | 3,40 | 3,36 | A             | 1190      |      |
| 2,0+2,0+3,5+6,0 |                 | 1,19                | 1,19    | 2,07    | 3,55    | 3,16                   | 800  | 9,58 | 0,65                           | 2,38 | 3,48 | 3,36 | A             | 1190      |      |
| 2,0+2,0+5,0+5,0 |                 | 1,14                | 1,14    | 2,86    | 2,86    | 3,23                   | 800  | 9,60 | 0,65                           | 2,14 | 3,11 | 3,74 | A             | 1070      |      |
| 4MXS80E7V3B     |                 | 2,0+2,5+2,5+2,5     | 1,62    | 2,01    | 2,01    | 2,01                   | 2,61 | 765  | 8,62                           | 0,55 | 2,46 | 3,17 | 3,11          | B         | 1230 |
|                 | 2,0+2,5+2,5+3,5 | 1,50                | 1,88    | 1,88    | 2,62    | 2,75                   | 788  | 8,99 | 0,58                           | 2,46 | 3,24 | 3,20 | A             | 1230      |      |
|                 | 2,0+2,5+2,5+5,0 | 1,33                | 1,67    | 1,67    | 3,33    | 2,96                   | 800  | 9,39 | 0,62                           | 2,38 | 3,33 | 3,36 | A             | 1190      |      |
|                 | 2,0+2,5+2,5+6,0 | 1,23                | 1,54    | 1,54    | 3,69    | 3,09                   | 800  | 9,54 | 0,65                           | 2,35 | 3,48 | 3,40 | A             | 1175      |      |
|                 | 2,0+2,5+2,5+7,1 | 1,13                | 1,42    | 1,42    | 4,03    | 3,25                   | 800  | 9,60 | 0,65                           | 2,38 | 3,48 | 3,36 | A             | 1190      |      |
|                 | 2,0+2,5+3,5+3,5 | 1,40                | 1,74    | 2,43    | 2,43    | 2,89                   | 800  | 9,02 | 0,61                           | 2,70 | 3,38 | 2,96 | C             | 1350      |      |
|                 | 2,0+2,5+3,5+5,0 | 1,23                | 1,54    | 2,15    | 3,08    | 3,09                   | 800  | 9,54 | 0,65                           | 2,38 | 3,47 | 3,36 | A             | 1190      |      |
|                 | 2,0+2,5+3,5+6,0 | 1,14                | 1,43    | 2,00    | 3,43    | 3,23                   | 800  | 9,60 | 0,65                           | 2,38 | 3,48 | 3,36 | A             | 1190      |      |
|                 | 2,0+2,5+5,0+5,0 | 1,10                | 1,38    | 2,76    | 2,76    | 3,30                   | 800  | 9,60 | 0,65                           | 2,10 | 3,11 | 3,81 | A             | 1050      |      |
|                 | 2,0+3,5+3,5+3,5 | 1,28                | 2,24    | 2,24    | 2,24    | 3,03                   | 800  | 9,16 | 0,65                           | 2,70 | 3,38 | 2,96 | C             | 1350      |      |
|                 | 2,5+2,5+3,5+5,0 | 1,14                | 2,00    | 2,00    | 2,86    | 3,23                   | 800  | 9,59 | 0,65                           | 2,38 | 3,48 | 3,36 | A             | 1190      |      |
|                 | 2,5+2,5+2,5+2,5 | 1,94                | 1,94    | 1,94    | 1,94    | 2,68                   | 776  | 8,79 | 0,58                           | 2,52 | 3,24 | 3,08 | B             | 1260      |      |
|                 | 2,5+2,5+2,5+3,5 | 1,82                | 1,82    | 1,82    | 2,54    | 2,82                   | 800  | 8,85 | 0,61                           | 2,70 | 3,24 | 2,96 | C             | 1350      |      |
|                 | 2,5+2,5+2,5+5,0 | 1,60                | 1,60    | 1,60    | 3,20    | 3,03                   | 800  | 9,47 | 0,62                           | 2,38 | 3,40 | 3,36 | A             | 1190      |      |
|                 | 2,5+2,5+2,5+6,0 | 1,48                | 1,48    | 1,48    | 3,56    | 3,16                   | 800  | 9,58 | 0,65                           | 2,32 | 3,48 | 3,45 | A             | 1160      |      |
|                 | 2,5+2,5+3,5+3,5 | 1,67                | 1,67    | 2,33    | 2,33    | 2,96                   | 800  | 8,97 | 0,61                           | 2,70 | 3,38 | 2,96 | C             | 1350      |      |
|                 | 2,5+2,5+3,5+5,0 | 1,48                | 1,48    | 2,07    | 2,97    | 3,16                   | 800  | 9,58 | 0,65                           | 2,38 | 3,47 | 3,36 | A             | 1190      |      |
|                 | 2,5+2,5+3,5+6,0 | 1,38                | 1,38    | 1,93    | 3,31    | 3,30                   | 800  | 9,60 | 0,68                           | 2,38 | 3,48 | 3,36 | A             | 1190      |      |
| 2,5+3,5+3,5+3,5 | 1,55            | 2,15                | 2,15    | 2,15    | 3,09    | 800                    | 9,26 | 0,65 | 2,70                           | 3,38 | 2,96 | C    | 1350          |           |      |
| 2,5+3,5+3,5+5,0 | 1,38            | 1,93                | 1,93    | 2,76    | 3,30    | 800                    | 9,59 | 0,68 | 2,38                           | 3,48 | 3,36 | A    | 1190          |           |      |
| 3,5+3,5+3,5+3,5 | 2,00            | 2,00                | 2,00    | 2,00    | 3,23    | 800                    | 8,97 | 0,68 | 2,70                           | 3,38 | 2,96 | C    | 1350          |           |      |



# VERWARMEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS    | VERWARMINGSCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |       | OPGENOMEN VERMOGEN VERWARMEN (KW) |      |      | COP  | ENERGIE-LABEL |   |
|-------------|-----------------|----------------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|-------|-----------------------------------|------|------|------|---------------|---|
|             |                 | KAMER A                    | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX.  | MIN.                              | NOM. | MAX. |      |               |   |
| 4MXS80E7V3B | 2,0             | 2,44                       | ---     | ---     | ---     | 1,31                   | 2,44 | 4,10  | 0,33                              | 0,72 | 1,30 | 3,39 | C             |   |
|             | 2,5             | 3,05                       | ---     | ---     | ---     | 1,36                   | 3,05 | 4,55  | 0,35                              | 0,94 | 1,42 | 3,24 | C             |   |
|             | 3,5             | 4,27                       | ---     | ---     | ---     | 1,48                   | 4,27 | 4,94  | 0,38                              | 1,52 | 1,79 | 2,81 | D             |   |
|             | 5,0             | 6,09                       | ---     | ---     | ---     | 1,90                   | 6,09 | 6,92  | 0,44                              | 1,83 | 2,23 | 3,33 | C             |   |
|             | 6,0             | 7,31                       | ---     | ---     | ---     | 2,19                   | 7,31 | 7,92  | 0,58                              | 2,32 | 2,63 | 3,15 | D             |   |
|             | 7,1             | 8,65                       | ---     | ---     | ---     | 2,50                   | 8,65 | 8,70  | 0,62                              | 2,94 | 2,97 | 2,94 | D             |   |
|             | 2,0+2,0         | 2,44                       | 2,44    | ---     | ---     | 1,62                   | 4,88 | 6,55  | 0,36                              | 1,26 | 1,87 | 3,87 | A             |   |
|             | 2,0+2,5         | 2,44                       | 3,05    | ---     | ---     | 1,76                   | 5,49 | 6,85  | 0,40                              | 1,44 | 1,95 | 3,81 | A             |   |
|             | 2,0+3,5         | 2,44                       | 4,26    | ---     | ---     | 2,05                   | 6,70 | 7,35  | 0,46                              | 1,99 | 2,28 | 3,37 | C             |   |
|             | 2,0+5,0         | 2,44                       | 6,09    | ---     | ---     | 2,47                   | 8,53 | 8,51  | 0,57                              | 2,41 | 2,41 | 3,54 | B             |   |
|             | 2,0+6,0         | 2,32                       | 6,95    | ---     | ---     | 2,74                   | 9,27 | 9,33  | 0,61                              | 2,60 | 2,65 | 3,57 | B             |   |
|             | 2,0+7,1         | 2,11                       | 7,49    | ---     | ---     | 3,04                   | 9,60 | 9,99  | 0,65                              | 2,64 | 2,85 | 3,64 | A             |   |
|             | 2,5+2,5         | 3,04                       | 3,04    | ---     | ---     | 1,90                   | 6,08 | 6,91  | 0,44                              | 1,81 | 2,19 | 3,36 | C             |   |
|             | 2,5+3,5         | 3,05                       | 4,26    | ---     | ---     | 2,19                   | 7,31 | 8,22  | 0,59                              | 2,28 | 2,69 | 3,21 | C             |   |
|             | 2,5+5,0         | 2,98                       | 5,95    | ---     | ---     | 2,61                   | 8,93 | 9,12  | 0,59                              | 2,56 | 2,67 | 3,49 | B             |   |
|             | 2,5+6,0         | 2,82                       | 6,78    | ---     | ---     | 2,88                   | 9,60 | 9,74  | 0,63                              | 2,88 | 2,95 | 3,33 | C             |   |
|             | 2,5+7,1         | 2,50                       | 7,10    | ---     | ---     | 3,17                   | 9,60 | 9,99  | 0,67                              | 2,68 | 2,89 | 3,58 | B             |   |
|             | 3,5+3,5         | 4,26                       | 4,26    | ---     | ---     | 2,47                   | 8,52 | 8,84  | 0,63                              | 2,95 | 3,07 | 2,89 | D             |   |
|             | 3,5+5,0         | 3,95                       | 5,65    | ---     | ---     | 2,88                   | 9,60 | 9,72  | 0,63                              | 2,82 | 2,88 | 3,40 | B             |   |
|             | 3,5+6,0         | 3,54                       | 6,06    | ---     | ---     | 3,15                   | 9,60 | 9,97  | 0,68                              | 2,70 | 2,86 | 3,56 | B             |   |
|             | 3,5+7,1         | 3,17                       | 6,43    | ---     | ---     | 3,45                   | 9,60 | 10,00 | 0,72                              | 2,59 | 2,79 | 3,71 | A             |   |
|             | 5,0+5,0         | 4,80                       | 4,80    | ---     | ---     | 3,28                   | 9,60 | 10,27 | 0,63                              | 2,44 | 2,76 | 3,93 | A             |   |
|             | 5,0+6,0         | 4,36                       | 5,24    | ---     | ---     | 3,55                   | 9,60 | 10,31 | 0,67                              | 2,43 | 2,74 | 3,95 | A             |   |
|             | 5,0+7,1         | 3,97                       | 5,63    | ---     | ---     | 3,85                   | 9,60 | 10,34 | 0,71                              | 2,42 | 2,73 | 3,97 | A             |   |
|             | 6,0+6,0         | 4,80                       | 4,80    | ---     | ---     | 3,82                   | 9,60 | 10,35 | 0,71                              | 2,46 | 2,78 | 3,90 | A             |   |
|             | 6,0+7,1         | 4,40                       | 5,20    | ---     | ---     | 4,12                   | 9,60 | 10,38 | 0,76                              | 2,45 | 2,77 | 3,92 | A             |   |
|             | 4MXS80E7V3B     | 7,1+7,1                    | 4,80    | 4,80    | ---     | ---                    | 4,42 | 9,60  | 10,41                             | 0,83 | 2,39 | 2,70 | 4,02          | A |
|             |                 | 2,0+2,0+2,0                | 2,43    | 2,43    | 2,43    | ---                    | 2,19 | 7,29  | 8,02                              | 0,52 | 1,90 | 2,16 | 3,84          | A |
|             |                 | 2,0+2,0+2,5                | 2,44    | 2,44    | 3,04    | ---                    | 2,33 | 7,92  | 8,59                              | 0,55 | 2,11 | 2,40 | 3,75          | A |
|             |                 | 2,0+2,0+3,5                | 2,38    | 2,38    | 4,17    | ---                    | 2,61 | 8,93  | 9,30                              | 0,59 | 2,52 | 2,67 | 3,54          | B |
|             |                 | 2,0+2,0+5,0                | 2,13    | 2,13    | 5,34    | ---                    | 3,01 | 9,60  | 10,25                             | 0,59 | 2,45 | 2,76 | 3,92          | A |
|             |                 | 2,0+2,0+6,0                | 1,92    | 1,92    | 5,76    | ---                    | 3,28 | 9,60  | 10,29                             | 0,62 | 2,43 | 2,75 | 3,95          | A |
| 2,0+2,0+7,1 |                 | 1,73                       | 1,73    | 6,14    | ---     | 3,58                   | 9,60 | 10,32 | 0,67                              | 2,42 | 2,74 | 3,97 | A             |   |
| 2,0+2,5+2,5 |                 | 2,43                       | 3,05    | 3,05    | ---     | 2,47                   | 8,53 | 8,59  | 0,57                              | 2,32 | 2,37 | 3,68 | A             |   |
| 2,0+2,5+3,5 |                 | 2,31                       | 2,90    | 4,06    | ---     | 2,74                   | 9,27 | 9,30  | 0,61                              | 2,59 | 2,64 | 3,58 | B             |   |
| 2,0+2,5+5,0 |                 | 2,02                       | 2,53    | 5,05    | ---     | 3,15                   | 9,60 | 10,25 | 0,61                              | 2,45 | 2,76 | 3,92 | A             |   |
| 2,0+2,5+6,0 |                 | 1,82                       | 2,29    | 5,49    | ---     | 3,42                   | 9,60 | 10,29 | 0,65                              | 2,43 | 2,75 | 3,95 | A             |   |
| 2,0+2,5+7,1 |                 | 1,65                       | 2,07    | 5,88    | ---     | 3,72                   | 9,60 | 10,32 | 0,69                              | 2,42 | 2,74 | 3,97 | A             |   |
| 2,0+3,5+3,5 |                 | 2,14                       | 3,73    | 3,73    | ---     | 3,01                   | 9,60 | 9,92  | 0,66                              | 2,67 | 2,82 | 3,60 | B             |   |
| 2,0+3,5+5,0 |                 | 1,83                       | 3,20    | 4,57    | ---     | 3,42                   | 9,60 | 10,26 | 0,65                              | 2,44 | 2,76 | 3,93 | A             |   |
| 2,0+3,5+6,0 |                 | 1,67                       | 2,92    | 5,01    | ---     | 3,69                   | 9,60 | 10,30 | 0,69                              | 2,43 | 2,74 | 3,95 | A             |   |
| 2,0+3,5+7,1 |                 | 1,52                       | 2,67    | 5,41    | ---     | 3,99                   | 9,60 | 10,33 | 0,74                              | 2,42 | 2,73 | 3,97 | A             |   |
| 2,0+5,0+5,0 |                 | 1,60                       | 4,00    | 4,00    | ---     | 3,82                   | 9,60 | 10,60 | 0,64                              | 2,27 | 2,68 | 4,23 | A             |   |
| 2,0+5,0+6,0 |                 | 1,48                       | 3,69    | 4,43    | ---     | 4,09                   | 9,60 | 10,64 | 0,71                              | 2,26 | 2,67 | 4,25 | A             |   |
| 2,0+5,0+7,1 |                 | 1,37                       | 3,40    | 4,83    | ---     | 4,39                   | 9,60 | 10,68 | 0,75                              | 2,25 | 2,66 | 4,27 | A             |   |
| 2,0+6,0+6,0 |                 | 1,38                       | 4,11    | 4,11    | ---     | 4,36                   | 9,60 | 10,68 | 0,75                              | 2,25 | 2,65 | 4,27 | A             |   |
| 2,5+2,5+2,5 |                 | 2,97                       | 2,97    | 2,97    | ---     | 2,61                   | 8,91 | 9,48  | 0,59                              | 2,51 | 2,78 | 3,55 | B             |   |
| 2,5+2,5+3,5 |                 | 2,82                       | 2,82    | 3,96    | ---     | 2,88                   | 9,60 | 9,71  | 0,64                              | 2,77 | 2,83 | 3,47 | B             |   |
| 2,5+2,5+5,0 |                 | 2,40                       | 2,40    | 4,80    | ---     | 3,28                   | 9,60 | 10,25 | 0,63                              | 2,45 | 2,76 | 3,92 | A             |   |
| 2,5+2,5+6,0 |                 | 2,18                       | 2,18    | 5,24    | ---     | 3,55                   | 9,60 | 10,29 | 0,67                              | 2,43 | 2,75 | 3,95 | A             |   |
| 2,5+2,5+7,1 |                 | 1,98                       | 1,98    | 5,64    | ---     | 3,85                   | 9,60 | 10,32 | 0,72                              | 2,42 | 2,74 | 3,97 | A             |   |
| 2,5+3,5+3,5 |                 | 2,52                       | 3,54    | 3,54    | ---     | 3,15                   | 9,60 | 9,92  | 0,68                              | 2,67 | 2,82 | 3,60 | B             |   |
| 2,5+3,5+5,0 |                 | 2,19                       | 3,05    | 4,36    | ---     | 3,55                   | 9,60 | 10,26 | 0,68                              | 2,44 | 2,76 | 3,93 | A             |   |
| 2,5+3,5+6,0 |                 | 2,00                       | 2,80    | 4,80    | ---     | 3,82                   | 9,60 | 10,30 | 0,72                              | 2,43 | 2,74 | 3,95 | A             |   |
| 2,5+3,5+7,1 |                 | 1,84                       | 2,56    | 5,20    | ---     | 4,12                   | 9,60 | 10,33 | 0,76                              | 2,42 | 2,73 | 3,97 | A             |   |
| 2,5+5,0+5,0 |                 | 1,92                       | 3,84    | 3,84    | ---     | 3,96                   | 9,60 | 10,60 | 0,69                              | 2,27 | 2,68 | 4,23 | A             |   |
| 2,5+5,0+6,0 |                 | 1,77                       | 3,56    | 4,27    | ---     | 4,23                   | 9,60 | 10,64 | 0,73                              | 2,26 | 2,67 | 4,25 | A             |   |
| 2,5+6,0+6,0 |                 | 1,66                       | 3,97    | 3,97    | ---     | 4,50                   | 9,60 | 10,68 | 0,78                              | 2,25 | 2,65 | 4,27 | A             |   |
| 4MXS80E7V3B | 3,5+3,5+3,5     | 3,20                       | 3,20    | 3,20    | ---     | 3,42                   | 9,60 | 9,93  | 0,73                              | 2,66 | 2,82 | 3,61 | A             |   |
|             | 3,5+3,5+5,0     | 2,80                       | 2,80    | 4,00    | ---     | 3,82                   | 9,60 | 10,27 | 0,72                              | 2,44 | 2,75 | 3,93 | A             |   |
|             | 3,5+3,5+6,0     | 2,58                       | 2,58    | 4,44    | ---     | 4,09                   | 9,60 | 10,31 | 0,77                              | 2,43 | 2,74 | 3,95 | A             |   |
|             | 3,5+3,5+7,1     | 2,38                       | 2,38    | 4,84    | ---     | 4,39                   | 9,60 | 10,34 | 0,82                              | 2,41 | 2,73 | 3,98 | A             |   |
|             | 3,5+5,0+5,0     | 2,48                       | 3,56    | 3,56    | ---     | 4,23                   | 9,60 | 10,62 | 0,74                              | 2,27 | 2,68 | 4,23 | A             |   |
|             | 3,5+5,0+6,0     | 2,32                       | 3,31    | 3,97    | ---     | 4,50                   | 9,60 | 10,65 | 0,78                              | 2,26 | 2,66 | 4,25 | A             |   |
|             | 2,0+2,0+2,0+2,0 | 2,32                       | 2,32    | 2,32    | 2,32    | 2,74                   | 9,28 | 9,36  | 0,54                              | 2,50 | 2,55 | 3,71 | A             |   |
|             | 2,0+2,0+2,0+2,5 | 2,26                       | 2,26    | 2,26    | 2,82    | 2,88                   | 9,60 | 9,60  | 0,57                              | 2,60 | 2,60 | 3,69 | A             |   |
|             | 2,0+2,0+2,0+3,5 | 2,02                       | 2,02    | 2,02    | 3,54    | 3,15                   | 9,60 | 10,25 | 0,61                              | 2,45 | 2,76 | 3,92 | A             |   |
|             | 2,0+2,0+2,0+5,0 | 1,75                       | 1,75    | 1,75    | 4,35    | 3,55                   | 9,60 | 10,59 | 0,60                              | 2,28 | 2,69 | 4,21 | A             |   |
|             | 2,0+2,0+2,0+6,0 | 1,60                       | 1,60    | 1,60    | 4,80    | 3,82                   | 9,60 | 10,63 | 0,64                              | 2,27 | 2,67 | 4,23 | A             |   |
|             | 2,0+2,0+2,0+7,1 | 1,47                       | 1,47    | 1,47    | 5,19    | 4,12                   | 9,60 | 10,66 | 0,70                              | 2,25 | 2,66 | 4,27 | A             |   |
|             | 2,0+2,0+2,5+2,5 | 2,13                       | 2,13    | 2,67    | 2,67    | 3,01                   | 9,60 | 10,24 | 0,59                              | 2,45 | 2,77 | 3,92 | A             |   |
|             | 2,0+2,0+2,5+3,5 | 1,92                       | 1,92    | 2,40    | 3,36    | 3,28                   | 9,60 | 10,25 | 0,63                              | 2,45 | 2,76 | 3,92 | A             |   |
|             | 2,0+2,0+2,5+5,0 | 1,67                       | 1,67    | 2,09    | 4,17    | 3,69                   | 9,60 | 10,59 | 0,62                              | 2,28 | 2,69 | 4,21 | A             |   |
|             | 2,0+2,0+2,5+6,0 | 1,54                       | 1,54    | 1,92    | 4,60    | 3,96                   | 9,60 | 10,63 | 0,69                              | 2,27 | 2,67 | 4,23 | A             |   |
|             | 2,0+2,0+2,5+7,1 | 1,41                       | 1,41    | 1,76    | 5,02    | 4,26                   | 9,60 | 10,66 | 0,73                              | 2,25 | 2,66 | 4,27 | A             |   |
|             | 2,0+2,0+3,5+3,5 | 1,75                       | 1,75    | 3,05    | 3,55    | 3,55                   | 9,60 | 10,26 | 0,68                              | 2,44 | 2,76 | 3,93 | A             |   |
|             | 2,0+2,0+3,5+5,0 | 1,54                       | 1,54    | 2,69    | 3,83    | 3,96                   | 9,60 | 10,60 | 0,69                              | 2,28 | 2,69 | 4,21 | A             |   |
|             | 2,0+2,0+3,5+6,0 | 1,42                       | 1,42    | 2,49    | 4,27    | 4,23                   | 9,60 | 10,64 | 0,73                              | 2,26 | 2,67 | 4,25 | A             |   |
|             | 2,0+2,0+5,0+5,0 | 1,37                       | 1,37    | 3,43    | 3,43    | 4,36                   | 9,60 | 10,94 | 0,70                              | 2,11 | 2,61 | 4,55 | A             |   |
|             | 2,0+2,5+2,5+2,5 | 2,01                       | 2,53    | 2,53    | 2,53    | 3,15                   | 9,60 | 10,24 | 0,61                              | 2,45 | 2,77 | 3,92 | A             |   |
|             | 2,0+2,5+2,5+3,5 | 1,82                       | 2,29    | 2,29    | 3,20    | 3,42                   | 9,60 | 10,25 | 0,66                              | 2,45 | 2,76 | 3,92 | A             |   |
|             | 2,0+2,5+2,5+5,0 | 1,60                       | 2,00    | 2,00    | 4,00    | 3,82                   | 9,60 | 10,59 | 0,67                              | 2,28 | 2,69 | 4,21 | A             |   |
|             | 2,0+2,5+2,5+6,0 | 1,47                       | 1,85    | 1,85    | 4,43    | 4,09                   | 9,60 | 10,63 | 0,71                              | 2,27 | 2,67 | 4,23 | A             |   |
|             | 2,0+2,5+2,5+7,1 | 1,37                       | 1,70    | 1,70    | 4,83    | 4,39                   | 9,60 | 10,66 | 0,75                              | 2,25 | 2,66 | 4,27 | A             |   |
|             | 2,0+2,5+3,5+3,5 | 1,67                       | 2,09    | 2,92    | 2,92    | 3,69                   | 9,60 | 10,26 | 0,70                              | 2,44 | 2,76 | 3,93 | A             |   |
|             | 2,0+2,5+3,5+5,0 | 1,48                       | 1,85    | 2,58    | 3,69    | 4,09                   | 9,60 | 10,60 | 0,72                              | 2,28 | 2,69 | 4,21 | A             |   |
|             | 2,0+2,5+3,5+6,0 | 1,38                       | 1,71    | 2,40    | 4,11    | 4,36                   | 9,60 | 10,64 | 0,76                              | 2,26 | 2,67 | 4,25 | A             |   |

## VERWARMEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS    | VERWARMINGSCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |       | OPGENOMEN VERMOGEN VERWARMEN (KW) |      |      | COP  | ENERGIE-LABEL |
|-------------|-----------------|----------------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|-------|-----------------------------------|------|------|------|---------------|
|             |                 | KAMER A                    | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX.  | MIN.                              | NOM. | MAX. |      |               |
| 4MXS80E7V3B | 2,0+2,5+5,0+5,0 | 1,32                       | 1,66    | 3,31    | 3,31    | 4,50                   | 9,60 | 10,94 | 0,72                              | 2,11 | 2,61 | 4,55 | A             |
|             | 2,0+3,5+3,5+3,5 | 1,53                       | 2,69    | 2,69    | 2,69    | 3,96                   | 9,60 | 10,27 | 0,75                              | 2,44 | 2,76 | 3,93 | A             |
|             | 2,0+3,5+2,5+5,0 | 1,37                       | 2,40    | 2,40    | 3,43    | 4,36                   | 9,60 | 10,61 | 0,76                              | 2,27 | 2,68 | 4,23 | A             |
|             | 2,5+2,5+2,5+2,5 | 2,40                       | 2,40    | 2,40    | 2,40    | 3,28                   | 9,60 | 10,24 | 0,63                              | 2,45 | 2,77 | 3,92 | A             |
|             | 2,5+2,5+2,5+3,5 | 2,18                       | 2,18    | 2,18    | 3,06    | 3,55                   | 9,60 | 10,25 | 0,68                              | 2,45 | 2,76 | 3,92 | A             |
|             | 2,5+2,5+2,5+5,0 | 1,92                       | 1,92    | 1,92    | 3,84    | 3,96                   | 9,60 | 10,59 | 0,69                              | 2,28 | 2,69 | 4,21 | A             |
|             | 2,5+2,5+2,5+6,0 | 1,78                       | 1,78    | 1,78    | 4,26    | 4,23                   | 9,60 | 10,63 | 0,73                              | 2,27 | 2,67 | 4,23 | A             |
|             | 2,5+2,5+3,5+3,5 | 2,00                       | 2,00    | 2,80    | 2,80    | 3,82                   | 9,60 | 10,26 | 0,73                              | 2,44 | 2,76 | 3,93 | A             |
|             | 2,5+2,5+3,5+5,0 | 1,78                       | 1,78    | 2,49    | 3,55    | 4,23                   | 9,60 | 10,60 | 0,74                              | 2,28 | 2,69 | 4,21 | A             |
|             | 2,5+2,5+3,5+6,0 | 1,66                       | 1,66    | 2,32    | 3,96    | 4,50                   | 9,60 | 10,64 | 0,78                              | 2,26 | 2,67 | 4,25 | A             |
|             | 2,5+3,5+3,5+3,5 | 1,86                       | 2,58    | 2,58    | 2,58    | 4,09                   | 9,60 | 10,27 | 0,78                              | 2,44 | 2,76 | 3,93 | A             |
|             | 2,5+3,5+3,5+5,0 | 1,65                       | 2,32    | 2,32    | 3,31    | 4,50                   | 9,60 | 10,61 | 0,79                              | 2,27 | 2,68 | 4,23 | A             |
|             | 3,5+3,5+3,5+3,5 | 2,40                       | 2,40    | 2,40    | 2,40    | 4,36                   | 9,60 | 10,28 | 0,83                              | 2,44 | 2,75 | 3,93 | A             |

Opmerking: Aangesloten op 2,0, 2,5, 3,5 klasse: wandmodel type C / 5,0, 6,0, 7,1 klasse: wandmodel type E

## KOELEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |      |
|-------------|--------------|---------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|--------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|------|
|             |              | KAMER A             | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                           | NOM. | MAX. |      |               |           |      |
| 4MXS80E7V3B | 2,0          | 2,00                | ---     | ---     | ---     | 1,80                   | 2,00 | 2,99 | 0,45                           | 0,61 | 1,10 | 3,28 | A             | 305       |      |
|             | 2,5          | 2,50                | ---     | ---     | ---     | 1,87                   | 2,50 | 3,52 | 0,49                           | 0,78 | 1,33 | 3,21 | A             | 390       |      |
|             | 3,5          | 3,50                | ---     | ---     | ---     | 1,91                   | 3,50 | 4,80 | 0,49                           | 1,19 | 1,82 | 2,94 | C             | 595       |      |
|             | 5,0          | 5,00                | ---     | ---     | ---     | 2,07                   | 5,00 | 5,82 | 0,49                           | 1,82 | 2,08 | 2,75 | D             | 910       |      |
|             | 6,0          | 6,00                | ---     | ---     | ---     | 2,17                   | 6,00 | 6,60 | 0,50                           | 1,98 | 2,38 | 3,03 | B             | 990       |      |
|             | 7,1          | 7,10                | ---     | ---     | ---     | 2,28                   | 7,10 | 7,37 | 0,50                           | 2,69 | 2,88 | 2,64 | D             | 1345      |      |
|             | 2,0+2,0      | 2,00                | 2,00    | ---     | ---     | 1,97                   | 4,00 | 5,30 | 0,50                           | 1,23 | 1,67 | 3,25 | A             | 615       |      |
|             | 2,0+2,5      | 2,00                | 2,50    | ---     | ---     | 2,02                   | 4,50 | 5,73 | 0,50                           | 1,38 | 1,77 | 3,26 | A             | 690       |      |
|             | 2,0+3,5      | 2,00                | 3,50    | ---     | ---     | 2,12                   | 5,50 | 6,31 | 0,50                           | 1,77 | 2,44 | 3,11 | B             | 885       |      |
|             | 2,0+5,0      | 2,00                | 5,00    | ---     | ---     | 2,27                   | 7,00 | 7,30 | 0,51                           | 2,51 | 2,76 | 2,79 | D             | 1255      |      |
|             | 2,0+6,0      | 1,83                | 5,48    | ---     | ---     | 2,41                   | 7,31 | 7,90 | 0,55                           | 2,48 | 2,87 | 2,95 | C             | 1240      |      |
|             | 2,0+7,1      | 1,66                | 5,90    | ---     | ---     | 2,56                   | 7,56 | 8,45 | 0,59                           | 2,67 | 3,29 | 2,83 | C             | 1335      |      |
|             | 2,5+2,5      | 2,50                | 2,50    | ---     | ---     | 2,07                   | 5,00 | 6,12 | 0,46                           | 1,47 | 2,44 | 3,40 | A             | 735       |      |
|             | 2,5+3,5      | 2,50                | 3,50    | ---     | ---     | 2,17                   | 6,00 | 6,60 | 0,50                           | 1,99 | 2,38 | 3,02 | B             | 995       |      |
|             | 2,5+5,0      | 2,40                | 4,79    | ---     | ---     | 2,34                   | 7,19 | 7,59 | 0,54                           | 2,64 | 2,96 | 2,72 | D             | 1320      |      |
|             | 2,5+6,0      | 2,18                | 5,24    | ---     | ---     | 2,48                   | 7,42 | 8,16 | 0,59                           | 2,60 | 3,07 | 2,85 | C             | 1300      |      |
|             | 2,5+7,1      | 2,00                | 5,68    | ---     | ---     | 2,63                   | 7,68 | 8,66 | 0,59                           | 2,74 | 3,43 | 2,80 | C             | 1370      |      |
|             | 3,5+3,5      | 3,50                | 3,50    | ---     | ---     | 2,27                   | 7,00 | 7,30 | 0,50                           | 2,63 | 2,88 | 2,66 | D             | 1315      |      |
|             | 3,5+5,0      | 3,06                | 4,36    | ---     | ---     | 2,48                   | 7,42 | 8,16 | 0,58                           | 2,83 | 3,37 | 2,62 | D             | 1415      |      |
|             | 3,5+6,0      | 2,82                | 4,83    | ---     | ---     | 2,61                   | 7,65 | 8,62 | 0,59                           | 2,74 | 4,11 | 2,79 | D             | 1370      |      |
|             | 3,5+7,1      | 2,61                | 5,30    | ---     | ---     | 2,77                   | 7,91 | 8,31 | 0,63                           | 2,87 | 3,15 | 2,76 | D             | 1435      |      |
|             | 5,0+5,0      | 3,88                | 3,88    | ---     | ---     | 2,68                   | 7,76 | 8,66 | 0,62                           | 2,98 | 3,62 | 2,60 | D             | 1490      |      |
|             | 5,0+6,0      | 3,64                | 4,36    | ---     | ---     | 2,82                   | 8,00 | 9,14 | 0,67                           | 2,88 | 3,69 | 2,78 | D             | 1440      |      |
|             | 5,0+7,1      | 3,31                | 4,69    | ---     | ---     | 2,97                   | 8,00 | 9,35 | 0,67                           | 2,82 | 3,85 | 2,84 | C             | 1410      |      |
|             | 6,0+6,0      | 4,00                | 4,00    | ---     | ---     | 2,96                   | 8,00 | 9,39 | 0,67                           | 2,65 | 3,60 | 3,02 | B             | 1325      |      |
|             | 6,0+7,1      | 3,66                | 4,34    | ---     | ---     | 3,11                   | 8,00 | 9,55 | 0,71                           | 2,58 | 3,76 | 3,10 | B             | 1290      |      |
|             | 7,1+7,1      | 4,00                | 4,00    | ---     | ---     | 3,26                   | 8,00 | 9,60 | 0,75                           | 2,51 | 3,77 | 3,19 | B             | 1255      |      |
|             | 4MXS80E7V3B  | 2,0+2,0+2,0         | 2,00    | 2,00    | 2,00    | ---                    | 2,17 | 6,00 | 6,63                           | 0,52 | 1,73 | 2,11 | 3,47          | A         | 865  |
|             |              | 2,0+2,0+2,5         | 2,00    | 2,00    | 2,50    | ---                    | 2,22 | 6,50 | 6,95                           | 0,52 | 2,00 | 2,29 | 3,25          | A         | 1000 |
|             |              | 2,0+2,0+3,5         | 1,92    | 1,92    | 3,35    | ---                    | 2,34 | 7,19 | 7,61                           | 0,55 | 2,42 | 2,67 | 2,97          | C         | 1210 |
|             |              | 2,0+2,0+5,0         | 1,68    | 1,68    | 4,18    | ---                    | 2,55 | 7,54 | 8,40                           | 0,59 | 2,55 | 3,17 | 2,96          | C         | 1275 |
| 2,0+2,0+6,0 |              | 1,55                | 1,55    | 4,67    | ---     | 2,68                   | 7,77 | 8,82 | 0,60                           | 2,45 | 3,14 | 3,17 | B             | 1225      |      |
| 2,0+2,0+7,1 |              | 1,44                | 1,44    | 5,12    | ---     | 2,83                   | 8,00 | 9,18 | 0,64                           | 2,58 | 3,45 | 3,10 | B             | 1290      |      |
| 2,0+2,5+2,5 |              | 2,00                | 2,50    | 2,50    | ---     | 2,27                   | 7,00 | 7,30 | 0,52                           | 2,29 | 2,48 | 3,06 | B             | 1145      |      |
| 2,0+2,5+3,5 |              | 1,83                | 2,28    | 3,20    | ---     | 2,41                   | 7,31 | 7,90 | 0,55                           | 2,48 | 2,87 | 2,95 | C             | 1240      |      |
| 2,0+2,5+5,0 |              | 1,61                | 2,01    | 4,03    | ---     | 2,61                   | 7,65 | 8,62 | 0,59                           | 2,62 | 3,31 | 2,92 | C             | 1310      |      |
| 2,0+2,5+6,0 |              | 1,50                | 1,88    | 4,50    | ---     | 2,75                   | 7,88 | 8,99 | 0,64                           | 2,51 | 3,29 | 3,14 | B             | 1255      |      |
| 2,0+2,5+7,1 |              | 1,38                | 1,72    | 4,90    | ---     | 2,90                   | 8,00 | 9,30 | 0,67                           | 2,58 | 3,53 | 3,10 | B             | 1290      |      |
| 2,0+3,5+3,5 |              | 1,68                | 2,93    | 2,93    | ---     | 2,55                   | 7,54 | 8,40 | 0,59                           | 2,67 | 3,22 | 2,82 | C             | 1335      |      |
| 2,0+3,5+5,0 |              | 1,50                | 2,63    | 3,75    | ---     | 2,75                   | 7,88 | 8,99 | 0,63                           | 2,75 | 3,61 | 2,87 | C             | 1375      |      |
| 2,0+3,5+6,0 |              | 1,39                | 2,43    | 4,18    | ---     | 2,89                   | 8,00 | 9,28 | 0,67                           | 2,58 | 3,52 | 3,10 | B             | 1290      |      |
| 2,0+3,5+7,1 |              | 1,27                | 2,22    | 4,51    | ---     | 3,04                   | 8,00 | 9,10 | 0,67                           | 2,51 | 3,30 | 3,19 | B             | 1255      |      |
| 2,0+5,0+5,0 |              | 1,34                | 3,33    | 3,33    | ---     | 2,96                   | 8,00 | 9,39 | 0,67                           | 2,76 | 3,80 | 2,90 | C             | 1380      |      |
| 2,0+5,0+6,0 |              | 1,23                | 3,08    | 3,69    | ---     | 3,09                   | 8,00 | 9,54 | 0,71                           | 2,46 | 3,63 | 3,25 | A             | 1230      |      |
| 2,0+5,0+7,1 |              | 1,13                | 2,84    | 4,03    | ---     | 3,25                   | 8,00 | 9,60 | 0,71                           | 2,39 | 3,63 | 3,35 | A             | 1195      |      |
| 2,0+6,0+6,0 |              | 1,14                | 3,43    | 3,43    | ---     | 3,23                   | 8,00 | 9,60 | 0,72                           | 2,28 | 3,37 | 3,51 | A             | 1140      |      |
| 2,5+2,5+2,5 |              | 2,40                | 2,40    | 2,40    | ---     | 2,34                   | 7,20 | 7,61 | 0,55                           | 2,42 | 2,67 | 2,98 | C             | 1210      |      |
| 2,5+2,5+3,5 |              | 2,18                | 2,18    | 3,06    | ---     | 2,48                   | 7,42 | 8,16 | 0,59                           | 2,54 | 3,08 | 2,92 | C             | 1270      |      |
| 2,5+2,5+5,0 |              | 1,94                | 1,94    | 3,89    | ---     | 2,68                   | 7,77 | 8,82 | 0,63                           | 2,68 | 3,46 | 2,90 | C             | 1340      |      |
| 2,5+2,5+6,0 |              | 1,82                | 1,82    | 4,36    | ---     | 2,82                   | 8,00 | 9,15 | 0,64                           | 2,58 | 3,44 | 3,10 | B             | 1290      |      |
| 2,5+2,5+7,1 |              | 1,65                | 1,65    | 4,70    | ---     | 2,97                   | 8,00 | 9,41 | 0,67                           | 2,51 | 3,60 | 3,19 | B             | 1255      |      |
| 2,5+3,5+3,5 |              | 2,01                | 2,82    | 2,82    | ---     | 2,61                   | 7,65 | 8,34 | 0,59                           | 2,74 | 3,01 | 2,79 | D             | 1370      |      |
| 2,5+3,5+5,0 |              | 1,81                | 2,55    | 3,64    | ---     | 2,82                   | 8,00 | 9,15 | 0,67                           | 2,82 | 3,69 | 2,84 | C             | 1410      |      |
| 2,5+3,5+6,0 |              | 1,67                | 2,33    | 4,00    | ---     | 2,96                   | 8,00 | 9,39 | 0,67                           | 2,58 | 3,60 | 3,10 | B             | 1290      |      |
| 2,5+3,5+7,1 |              | 1,52                | 2,14    | 4,34    | ---     | 3,11                   | 8,00 | 9,10 | 0,71                           | 2,51 | 3,30 | 3,19 | B             | 1255      |      |
| 2,5+5,0+5,0 |              | 1,60                | 3,20    | 3,20    | ---     | 3,03                   | 8,00 | 9,47 | 0,71                           | 2,76 | 3,88 | 2,90 | C             | 1380      |      |
| 2,5+5,0+6,0 |              | 1,48                | 2,96    | 3,56    | ---     | 3,16                   | 8,00 | 9,58 | 0,71                           | 2,46 | 3,63 | 3,25 | A             | 1230      |      |
| 2,5+6,0+6,0 |              | 1,38                | 3,31    | 3,31    | ---     | 3,30                   | 8,00 | 9,60 | 0,72                           | 2,22 | 3,37 | 3,60 | A             | 1110      |      |

# KOELEN

| BUITENUNIT      | BINNEN-UNITS    | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |      |
|-----------------|-----------------|---------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|--------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|------|
|                 |                 | KAMER A             | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                           | NOM. | MAX. |      |               |           |      |
| 4MXS80E7V3B     | 3,5+3,5+3,5     | 2,63                | 2,63    | 2,63    | ---     | 2,75                   | 789  | 8,67 | 0,63                           | 2,87 | 3,15 | 2,75 | D             | 1435      |      |
|                 | 3,5+3,5+5,0     | 2,33                | 2,33    | 3,34    | ---     | 2,96                   | 800  | 9,35 | 0,67                           | 2,82 | 3,85 | 2,84 | C             | 1410      |      |
|                 | 3,5+3,5+6,0     | 2,15                | 2,15    | 3,70    | ---     | 3,09                   | 800  | 9,11 | 0,71                           | 2,58 | 3,37 | 3,10 | B             | 1290      |      |
|                 | 3,5+3,5+7,1     | 1,99                | 1,99    | 4,02    | ---     | 3,25                   | 800  | 9,60 | 0,75                           | 2,51 | 3,77 | 3,19 | B             | 1255      |      |
|                 | 3,5+5,0+5,0     | 2,08                | 2,96    | 2,96    | ---     | 3,16                   | 800  | 9,55 | 0,71                           | 2,76 | 3,88 | 2,90 | C             | 1380      |      |
|                 | 3,5+5,0+6,0     | 1,93                | 2,76    | 3,31    | ---     | 3,30                   | 800  | 9,60 | 0,75                           | 2,46 | 3,63 | 3,25 | A             | 1230      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,0+2,0 | 1,83                | 1,83    | 1,83    | 1,83    | 2,41                   | 732  | 7,90 | 0,56                           | 2,07 | 2,38 | 3,54 | A             | 1035      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,0+2,5 | 1,75                | 1,75    | 1,75    | 2,17    | 2,48                   | 742  | 8,16 | 0,56                           | 2,13 | 2,51 | 3,48 | A             | 1065      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,0+3,5 | 1,61                | 1,61    | 1,61    | 2,82    | 2,61                   | 765  | 8,62 | 0,60                           | 2,26 | 2,85 | 3,38 | A             | 1130      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,0+5,0 | 1,45                | 1,45    | 1,45    | 3,65    | 2,82                   | 800  | 9,15 | 0,64                           | 2,52 | 3,32 | 3,17 | B             | 1260      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,0+6,0 | 1,33                | 1,33    | 1,33    | 4,01    | 2,96                   | 800  | 9,39 | 0,68                           | 2,28 | 3,21 | 3,51 | A             | 1140      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,0+7,1 | 1,22                | 1,22    | 1,22    | 4,34    | 3,11                   | 800  | 9,55 | 0,68                           | 2,22 | 3,29 | 3,60 | A             | 1110      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,5+2,5 | 1,68                | 1,68    | 2,09    | 2,09    | 2,55                   | 754  | 8,40 | 0,60                           | 2,19 | 2,72 | 3,44 | A             | 1095      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,5+3,5 | 1,55                | 1,55    | 1,94    | 2,73    | 2,68                   | 777  | 8,82 | 0,60                           | 2,45 | 3,14 | 3,17 | B             | 1225      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,5+5,0 | 1,39                | 1,39    | 1,74    | 3,48    | 2,89                   | 800  | 9,28 | 0,64                           | 2,52 | 3,39 | 3,17 | B             | 1260      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,5+6,0 | 1,28                | 1,28    | 1,60    | 3,84    | 3,03                   | 800  | 9,47 | 0,68                           | 2,28 | 3,21 | 3,51 | A             | 1140      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,5+7,1 | 1,18                | 1,18    | 1,47    | 4,17    | 3,18                   | 800  | 9,59 | 0,72                           | 2,22 | 3,29 | 3,60 | A             | 1110      |      |
|                 | 2,0+2,0+3,5+3,5 | 1,45                | 1,45    | 2,55    | 2,55    | 2,82                   | 800  | 8,96 | 0,64                           | 2,58 | 3,22 | 3,10 | B             | 1290      |      |
|                 | 2,0+2,0+3,5+5,0 | 1,28                | 1,28    | 2,24    | 3,20    | 3,03                   | 800  | 9,47 | 0,68                           | 2,52 | 3,55 | 3,17 | B             | 1260      |      |
|                 | 2,0+2,0+3,5+6,0 | 1,19                | 1,19    | 2,07    | 3,55    | 3,16                   | 800  | 9,58 | 0,72                           | 2,28 | 3,29 | 3,51 | A             | 1140      |      |
|                 | 2,0+2,0+5,0+5,0 | 1,14                | 1,14    | 2,86    | 2,86    | 3,23                   | 800  | 9,60 | 0,71                           | 2,44 | 3,50 | 3,28 | A             | 1220      |      |
|                 | 2,0+2,5+2,5+2,5 | 1,62                | 2,01    | 2,01    | 2,01    | 2,61                   | 765  | 8,62 | 0,60                           | 2,26 | 2,85 | 3,38 | A             | 1130      |      |
|                 | 2,0+2,5+2,5+3,5 | 1,50                | 1,88    | 1,88    | 2,62    | 2,75                   | 788  | 8,99 | 0,64                           | 2,51 | 3,29 | 3,14 | B             | 1255      |      |
|                 | 2,0+2,5+2,5+5,0 | 1,33                | 1,67    | 1,67    | 3,33    | 2,96                   | 800  | 9,39 | 0,68                           | 2,52 | 3,47 | 3,17 | B             | 1260      |      |
|                 | 2,0+2,5+2,5+6,0 | 1,23                | 1,54    | 1,54    | 3,69    | 3,09                   | 800  | 9,54 | 0,68                           | 2,25 | 3,29 | 3,56 | A             | 1125      |      |
|                 | 2,0+2,5+2,5+7,1 | 1,13                | 1,42    | 1,42    | 4,03    | 3,25                   | 800  | 9,60 | 0,72                           | 2,28 | 3,29 | 3,51 | A             | 1140      |      |
|                 | 4MXS80E7V3B     | 2,0+2,5+3,5+3,5     | 1,40    | 1,74    | 2,43    | 2,43                   | 2,89 | 800  | 9,14                           | 0,67 | 2,58 | 3,37 | 3,10          | B         | 1290 |
|                 |                 | 2,0+2,5+3,5+5,0     | 1,23    | 1,54    | 2,15    | 3,08                   | 3,09 | 800  | 9,54                           | 0,71 | 2,52 | 3,55 | 3,17          | B         | 1260 |
|                 |                 | 2,0+2,5+3,5+6,0     | 1,14    | 1,43    | 2,00    | 3,43                   | 3,23 | 800  | 9,60                           | 0,72 | 2,28 | 3,29 | 3,51          | A         | 1140 |
|                 |                 | 2,0+2,5+5,0+5,0     | 1,10    | 1,38    | 2,76    | 2,76                   | 3,30 | 800  | 9,60                           | 0,71 | 2,40 | 3,50 | 3,33          | A         | 1200 |
|                 |                 | 2,0+3,5+3,5+3,5     | 1,28    | 2,24    | 2,24    | 2,24                   | 3,03 | 800  | 9,23                           | 0,67 | 2,58 | 3,30 | 3,10          | B         | 1290 |
|                 |                 | 2,0+3,5+3,5+5,0     | 1,14    | 2,00    | 2,00    | 2,86                   | 3,23 | 800  | 9,60                           | 0,71 | 2,52 | 3,63 | 3,17          | B         | 1260 |
|                 |                 | 2,5+2,5+2,5+2,5     | 1,94    | 1,94    | 1,94    | 1,94                   | 2,68 | 776  | 8,82                           | 0,60 | 2,45 | 3,14 | 3,17          | B         | 1225 |
| 2,5+2,5+2,5+3,5 |                 | 1,82                | 1,82    | 1,82    | 2,54    | 2,82                   | 800  | 8,98 | 0,64                           | 2,58 | 3,22 | 3,10 | B             | 1290      |      |
| 2,5+2,5+2,5+5,0 |                 | 1,60                | 1,60    | 1,60    | 3,20    | 3,03                   | 800  | 9,47 | 0,68                           | 2,52 | 3,55 | 3,17 | B             | 1260      |      |
| 2,5+2,5+2,5+6,0 |                 | 1,48                | 1,48    | 1,48    | 3,56    | 3,16                   | 800  | 9,58 | 0,72                           | 2,28 | 3,29 | 3,51 | A             | 1140      |      |
| 2,5+2,5+3,5+3,5 |                 | 1,67                | 1,67    | 2,33    | 2,33    | 2,96                   | 800  | 9,10 | 0,67                           | 2,58 | 3,37 | 3,10 | B             | 1290      |      |
| 2,5+2,5+3,5+5,0 |                 | 1,48                | 1,48    | 2,07    | 2,97    | 3,16                   | 800  | 9,58 | 0,71                           | 2,52 | 3,63 | 3,17 | B             | 1260      |      |
| 2,5+2,5+3,5+6,0 |                 | 1,38                | 1,38    | 1,93    | 3,31    | 3,30                   | 800  | 9,60 | 0,72                           | 2,28 | 3,29 | 3,51 | A             | 1140      |      |
| 2,5+3,5+3,5+3,5 |                 | 1,55                | 2,15    | 2,15    | 2,15    | 3,09                   | 800  | 9,35 | 0,71                           | 2,58 | 3,30 | 3,10 | B             | 1290      |      |
| 2,5+3,5+3,5+5,0 |                 | 1,38                | 1,93    | 1,93    | 2,76    | 3,30                   | 800  | 9,60 | 0,75                           | 2,52 | 3,63 | 3,17 | B             | 1260      |      |
| 3,5+3,5+3,5+3,5 |                 | 2,00                | 2,00    | 2,00    | 2,00    | 3,23                   | 800  | 9,60 | 0,71                           | 2,58 | 3,77 | 3,10 | B             | 1290      |      |

# VERWARMEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS | VERWARMINGSCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |       | OPGENOMEN VERMOGEN VERWARMEN (KW) |      |      | COP  | ENERGIE-LABEL |   |
|-------------|--------------|----------------------------|---------|---------|---------|------------------------|------|-------|-----------------------------------|------|------|------|---------------|---|
|             |              | KAMER A                    | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM. | MAX.  | MIN.                              | NOM. | MAX. |      |               |   |
| 4MXS80E7V3B | 2,0          | 2,44                       | ---     | ---     | ---     | 1,31                   | 2,44 | 4,10  | 0,31                              | 0,67 | 1,22 | 3,64 | A             |   |
|             | 2,5          | 3,05                       | ---     | ---     | ---     | 1,36                   | 3,05 | 4,55  | 0,33                              | 0,88 | 1,31 | 3,47 | B             |   |
|             | 3,5          | 4,27                       | ---     | ---     | ---     | 1,48                   | 4,27 | 5,11  | 0,34                              | 1,42 | 1,73 | 3,01 | D             |   |
|             | 5,0          | 6,09                       | ---     | ---     | ---     | 1,90                   | 6,09 | 7,12  | 0,44                              | 1,78 | 2,25 | 3,42 | B             |   |
|             | 6,0          | 7,31                       | ---     | ---     | ---     | 2,19                   | 7,31 | 8,19  | 0,55                              | 2,19 | 2,64 | 3,34 | C             |   |
|             | 7,1          | 8,65                       | ---     | ---     | ---     | 2,50                   | 8,65 | 9,00  | 0,59                              | 2,77 | 2,97 | 3,12 | D             |   |
|             | 2,0+2,0      | 2,44                       | 2,44    | ---     | ---     | 1,62                   | 4,88 | 6,55  | 0,34                              | 1,17 | 1,74 | 4,17 | A             |   |
|             | 2,0+2,5      | 2,44                       | 3,05    | ---     | ---     | 1,76                   | 5,49 | 6,85  | 0,37                              | 1,34 | 1,82 | 4,10 | A             |   |
|             | 2,0+3,5      | 2,44                       | 4,26    | ---     | ---     | 2,05                   | 6,70 | 7,35  | 0,43                              | 1,86 | 2,13 | 3,60 | A             |   |
|             | 2,0+5,0      | 2,44                       | 6,09    | ---     | ---     | 2,47                   | 8,53 | 8,72  | 0,55                              | 2,32 | 2,42 | 3,68 | A             |   |
|             | 2,0+6,0      | 2,32                       | 6,95    | ---     | ---     | 2,74                   | 9,27 | 9,67  | 0,57                              | 2,44 | 2,64 | 3,80 | A             |   |
|             | 2,0+7,1      | 2,11                       | 7,49    | ---     | ---     | 3,04                   | 9,60 | 10,36 | 0,61                              | 2,48 | 2,89 | 3,87 | A             |   |
|             | 2,5+2,5      | 3,04                       | 3,04    | ---     | ---     | 1,90                   | 6,08 | 7,16  | 0,41                              | 1,69 | 2,14 | 3,60 | B             |   |
|             | 2,5+3,5      | 3,05                       | 4,26    | ---     | ---     | 2,19                   | 7,31 | 8,53  | 0,55                              | 2,13 | 2,67 | 3,43 | B             |   |
|             | 2,5+5,0      | 2,98                       | 5,95    | ---     | ---     | 2,61                   | 8,93 | 9,31  | 0,57                              | 2,52 | 2,72 | 3,54 | B             |   |
|             | 2,5+6,0      | 2,82                       | 6,78    | ---     | ---     | 2,88                   | 9,60 | 10,10 | 0,59                              | 2,65 | 2,94 | 3,62 | A             |   |
|             | 2,5+7,1      | 2,50                       | 7,10    | ---     | ---     | 3,17                   | 9,60 | 10,36 | 0,63                              | 2,51 | 2,93 | 3,82 | A             |   |
|             | 3,5+3,5      | 4,26                       | 4,26    | ---     | ---     | 2,47                   | 8,52 | 9,18  | 0,59                              | 2,70 | 3,04 | 3,16 | D             |   |
|             | 3,5+5,0      | 3,95                       | 5,65    | ---     | ---     | 2,88                   | 9,60 | 9,92  | 0,62                              | 2,77 | 2,93 | 3,47 | B             |   |
|             | 3,5+6,0      | 3,54                       | 6,06    | ---     | ---     | 3,15                   | 9,60 | 10,34 | 0,61                              | 2,49 | 2,90 | 3,86 | A             |   |
|             | 3,5+7,1      | 3,17                       | 6,43    | ---     | ---     | 3,45                   | 9,60 | 10,37 | 0,67                              | 2,43 | 2,84 | 3,95 | A             |   |
|             | 5,0+5,0      | 4,80                       | 4,80    | ---     | ---     | 3,28                   | 9,60 | 10,24 | 0,67                              | 2,52 | 2,83 | 3,81 | A             |   |
|             | 5,0+6,0      | 4,36                       | 5,24    | ---     | ---     | 3,55                   | 9,60 | 10,47 | 0,66                              | 2,40 | 2,80 | 4,00 | A             |   |
|             | 5,0+7,1      | 3,97                       | 5,63    | ---     | ---     | 3,85                   | 9,60 | 10,50 | 0,70                              | 2,38 | 2,79 | 4,03 | A             |   |
|             | 6,0+6,0      | 4,80                       | 4,80    | ---     | ---     | 3,82                   | 9,60 | 10,70 | 0,67                              | 2,32 | 2,77 | 4,14 | A             |   |
|             | 6,0+7,1      | 4,40                       | 5,20    | ---     | ---     | 4,12                   | 9,60 | 10,73 | 0,71                              | 2,31 | 2,76 | 4,16 | A             |   |
|             | 4MXS80E7V3B  | 7,1+7,1                    | 4,80    | 4,80    | ---     | ---                    | 4,42 | 9,60  | 10,77                             | 0,78 | 2,25 | 2,70 | 4,27          | A |
|             |              | 2,0+2,0+2,0                | 2,43    | 2,43    | 2,43    | ---                    | 2,19 | 7,29  | 8,33                              | 0,48 | 1,76 | 2,14 | 4,14          | A |
|             |              | 2,0+2,0+2,5                | 2,44    | 2,44    | 3,04    | ---                    | 2,33 | 7,92  | 8,93                              | 0,50 | 1,96 | 2,32 | 4,04          | A |
|             |              | 2,0+2,0+3,5                | 2,38    | 2,38    | 4,17    | ---                    | 2,61 | 8,93  | 9,68                              | 0,54 | 2,29 | 2,63 | 3,90          | A |
|             |              | 2,0+2,0+5,0                | 2,13    | 2,13    | 5,34    | ---                    | 3,01 | 9,60  | 10,48                             | 0,57 | 2,39 | 2,80 | 4,02          | A |
|             |              | 2,0+2,0+6,0                | 1,92    | 1,92    | 5,76    | ---                    | 3,28 | 9,60  | 10,71                             | 0,58 | 2,27 | 2,72 | 4,23          | A |
|             |              | 2,0+2,0+7,1                | 1,73    | 1,73    | 6,14    | ---                    | 3,58 | 9,60  | 10,74                             | 0,62 | 2,26 | 2,71 | 4,25          | A |
| 2,0+2,5+2,5 |              | 2,43                       | 3,05    | 3,05    | ---     | 2,47                   | 8,53 | 8,93  | 0,52                              | 2,16 | 2,30 | 3,95 | A             |   |
| 2,0+2,5+3,5 |              | 2,31                       | 2,90    | 4,06    | ---     | 2,74                   | 9,27 | 9,68  | 0,56                              | 2,41 | 2,61 | 3,85 | A             |   |
| 2,0+2,5+5,0 |              | 2,02                       | 2,53    | 5,05    | ---     | 3,15                   | 9,60 | 10,48 | 0,59                              | 2,39 | 2,80 | 4,02 | A             |   |
| 2,0+2,5+6,0 |              | 1,82                       | 2,29    | 5,49    | ---     | 3,42                   | 9,60 | 10,71 | 0,60                              | 2,27 | 2,72 | 4,23 | A             |   |
| 2,0+2,5+7,1 |              | 1,65                       | 2,07    | 5,88    | ---     | 3,72                   | 9,60 | 10,74 | 0,64                              | 2,26 | 2,71 | 4,25 | A             |   |

## VERWARMEN

| BUITENUNIT      | BINNEN-UNITS | VERWARMINGSCAPACITEIT (KW) |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |       |       | OPGENOMEN VERMOGEN VERWARMEN (KW) |      |      | COP  | ENERGIE-LABEL |   |
|-----------------|--------------|----------------------------|---------|---------|---------|------------------------|-------|-------|-----------------------------------|------|------|------|---------------|---|
|                 |              | KAMER A                    | KAMER B | KAMER C | KAMER D | MIN.                   | NOM.  | MAX.  | MIN.                              | NOM. | MAX. |      |               |   |
| 4MXS80E7V3B     | 2,0+3,5+3,5  | 2,14                       | 3,73    | 3,73    | ---     | 3,01                   | 9,60  | 10,35 | 0,59                              | 2,43 | 2,84 | 3,95 | A             |   |
|                 | 2,0+3,5+5,0  | 1,83                       | 3,20    | 4,57    | ---     | 3,42                   | 9,60  | 10,49 | 0,63                              | 2,39 | 2,80 | 4,02 | A             |   |
|                 | 2,0+3,5+6,0  | 1,67                       | 2,92    | 5,01    | ---     | 3,69                   | 9,60  | 10,72 | 0,64                              | 2,27 | 2,72 | 4,23 | A             |   |
|                 | 2,0+3,5+7,1  | 1,52                       | 2,67    | 5,41    | ---     | 3,99                   | 9,60  | 10,75 | 0,69                              | 2,26 | 2,70 | 4,25 | A             |   |
|                 | 2,0+5,0+5,0  | 1,60                       | 4,00    | 4,00    | ---     | 3,82                   | 9,60  | 10,62 | 0,68                              | 2,30 | 2,75 | 4,17 | A             |   |
|                 | 2,0+5,0+6,0  | 1,48                       | 3,69    | 4,43    | ---     | 4,09                   | 9,60  | 10,85 | 0,69                              | 2,18 | 2,72 | 4,40 | A             |   |
|                 | 2,0+5,0+7,1  | 1,37                       | 3,40    | 4,83    | ---     | 4,39                   | 9,60  | 10,88 | 0,74                              | 2,17 | 2,71 | 4,42 | A             |   |
|                 | 2,0+6,0+6,0  | 1,38                       | 4,11    | 4,11    | ---     | 4,36                   | 9,60  | 11,08 | 0,70                              | 2,11 | 2,64 | 4,55 | A             |   |
|                 | 2,5+2,5+2,5  | 2,97                       | 2,97    | 2,97    | ---     | 2,61                   | 8,91  | 9,88  | 0,54                              | 2,34 | 2,74 | 3,81 | A             |   |
|                 | 2,5+2,5+3,5  | 2,82                       | 2,82    | 3,96    | ---     | 2,88                   | 9,60  | 10,12 | 0,59                              | 2,53 | 2,79 | 3,79 | A             |   |
|                 | 2,5+2,5+5,0  | 2,40                       | 2,40    | 4,80    | ---     | 3,28                   | 9,60  | 10,48 | 0,61                              | 2,39 | 2,80 | 4,02 | A             |   |
|                 | 2,5+2,5+6,0  | 2,18                       | 2,18    | 5,24    | ---     | 3,55                   | 9,60  | 10,71 | 0,62                              | 2,27 | 2,72 | 4,23 | A             |   |
|                 | 2,5+2,5+7,1  | 1,98                       | 1,98    | 5,64    | ---     | 3,85                   | 9,60  | 10,74 | 0,66                              | 2,26 | 2,71 | 4,25 | A             |   |
|                 | 2,5+3,5+3,5  | 2,52                       | 3,54    | 3,54    | ---     | 3,15                   | 9,60  | 10,35 | 0,61                              | 2,43 | 2,84 | 3,95 | A             |   |
|                 | 2,5+3,5+5,0  | 2,19                       | 3,05    | 4,36    | ---     | 3,55                   | 9,60  | 10,49 | 0,66                              | 2,39 | 2,80 | 4,02 | A             |   |
|                 | 2,5+3,5+6,0  | 2,00                       | 2,80    | 4,80    | ---     | 3,82                   | 9,60  | 10,72 | 0,67                              | 2,27 | 2,72 | 4,23 | A             |   |
|                 | 2,5+3,5+7,1  | 1,84                       | 2,56    | 5,20    | ---     | 4,12                   | 9,60  | 10,75 | 0,71                              | 2,26 | 2,70 | 4,25 | A             |   |
|                 | 2,5+5,0+5,0  | 1,92                       | 3,84    | 3,84    | ---     | 3,96                   | 9,60  | 10,62 | 0,71                              | 2,30 | 2,75 | 4,17 | A             |   |
|                 | 2,5+5,0+6,0  | 1,77                       | 3,56    | 4,27    | ---     | 4,23                   | 9,60  | 10,85 | 0,72                              | 2,18 | 2,72 | 4,40 | A             |   |
|                 | 2,5+6,0+6,0  | 1,66                       | 3,97    | 3,97    | ---     | 4,50                   | 9,60  | 11,08 | 0,72                              | 2,11 | 2,64 | 4,55 | A             |   |
|                 | 3,5+3,5+3,5  | 3,20                       | 3,20    | 3,20    | ---     | 3,42                   | 9,60  | 10,36 | 0,65                              | 2,43 | 2,84 | 3,95 | A             |   |
|                 | 3,5+3,5+5,0  | 2,80                       | 2,80    | 4,00    | ---     | 3,82                   | 9,60  | 10,49 | 0,70                              | 2,39 | 2,79 | 4,02 | A             |   |
|                 | 3,5+3,5+6,0  | 2,58                       | 2,58    | 4,44    | ---     | 4,09                   | 9,60  | 10,72 | 0,71                              | 2,27 | 2,71 | 4,23 | A             |   |
|                 | 3,5+3,5+7,1  | 2,38                       | 2,38    | 4,84    | ---     | 4,39                   | 9,60  | 10,76 | 0,76                              | 2,26 | 2,70 | 4,25 | A             |   |
|                 | 3,5+5,0+5,0  | 2,48                       | 3,56    | 3,56    | ---     | 4,23                   | 9,60  | 10,63 | 0,76                              | 2,30 | 2,75 | 4,17 | A             |   |
|                 | 3,5+5,0+6,0  | 2,32                       | 3,31    | 3,97    | ---     | 4,50                   | 9,60  | 10,86 | 0,77                              | 2,18 | 2,72 | 4,40 | A             |   |
|                 | 4MXS80E7V3B  | 2,0+2,0+2,0+2,0            | 2,32    | 2,32    | 2,32    | 2,32                   | 2,74  | 9,28  | 9,78                              | 0,48 | 2,27 | 2,51 | 4,09          | A |
|                 |              | 2,0+2,0+2,0+2,5            | 2,26    | 2,26    | 2,26    | 2,82                   | 2,88  | 9,60  | 9,92                              | 0,52 | 2,36 | 2,51 | 4,07          | A |
|                 |              | 2,0+2,0+2,0+3,5            | 2,02    | 2,02    | 2,02    | 3,54                   | 3,15  | 9,60  | 10,72                             | 0,56 | 2,27 | 2,71 | 4,23          | A |
|                 |              | 2,0+2,0+2,0+5,0            | 1,75    | 1,75    | 1,75    | 4,35                   | 3,55  | 9,60  | 10,86                             | 0,60 | 2,18 | 2,72 | 4,40          | A |
|                 |              | 2,0+2,0+2,0+6,0            | 1,60    | 1,60    | 1,60    | 4,80                   | 3,82  | 9,60  | 11,09                             | 0,59 | 2,10 | 2,64 | 4,57          | A |
|                 |              | 2,0+2,0+2,0+7,1            | 1,47    | 1,47    | 1,47    | 5,19                   | 4,12  | 9,60  | 11,12                             | 0,65 | 2,09 | 2,63 | 4,59          | A |
|                 |              | 2,0+2,0+2,5+2,5            | 2,13    | 2,13    | 2,67    | 2,67                   | 3,01  | 9,60  | 10,71                             | 0,54 | 2,27 | 2,72 | 4,23          | A |
|                 |              | 2,0+2,0+2,5+3,5            | 1,92    | 1,92    | 2,40    | 3,36                   | 3,28  | 9,60  | 10,72                             | 0,58 | 2,27 | 2,71 | 4,23          | A |
|                 |              | 2,0+2,0+2,5+5,0            | 1,67    | 1,67    | 2,09    | 4,17                   | 3,69  | 9,60  | 10,86                             | 0,62 | 2,18 | 2,72 | 4,40          | A |
| 2,0+2,0+2,5+6,0 |              | 1,54                       | 1,54    | 1,92    | 4,60    | 3,96                   | 9,60  | 11,09 | 0,61                              | 2,10 | 2,64 | 4,57 | A             |   |
| 2,0+2,0+2,5+7,1 |              | 1,41                       | 1,41    | 1,76    | 5,02    | 4,26                   | 9,60  | 11,12 | 0,67                              | 2,09 | 2,63 | 4,59 | A             |   |
| 2,0+2,0+3,5+3,5 |              | 1,75                       | 1,75    | 3,05    | 3,05    | 3,55                   | 9,60  | 10,73 | 0,62                              | 2,26 | 2,71 | 4,25 | A             |   |
| 2,0+2,0+3,5+5,0 |              | 1,54                       | 1,54    | 2,69    | 3,83    | 3,96                   | 9,60  | 10,86 | 0,67                              | 2,18 | 2,71 | 4,40 | A             |   |
| 2,0+2,0+3,5+6,0 |              | 1,42                       | 1,42    | 2,49    | 4,27    | 4,23                   | 9,60  | 11,09 | 0,67                              | 2,10 | 2,63 | 4,57 | A             |   |
| 2,0+2,0+5,0+5,0 |              | 1,37                       | 1,37    | 3,43    | 3,43    | 4,36                   | 9,60  | 11,00 | 0,72                              | 2,13 | 2,67 | 4,51 | A             |   |
| 2,0+2,5+2,5+2,5 |              | 2,01                       | 2,53    | 2,53    | 2,53    | 3,15                   | 9,60  | 10,71 | 0,56                              | 2,27 | 2,72 | 4,23 | A             |   |
| 2,0+2,5+2,5+3,5 |              | 1,82                       | 2,29    | 2,29    | 3,20    | 3,42                   | 9,60  | 10,72 | 0,60                              | 2,27 | 2,71 | 4,23 | A             |   |
| 2,0+2,5+2,5+5,0 |              | 1,60                       | 2,00    | 2,00    | 4,00    | 3,82                   | 9,60  | 10,86 | 0,65                              | 2,18 | 2,72 | 4,40 | A             |   |
| 2,0+2,5+2,5+6,0 |              | 1,47                       | 1,85    | 1,85    | 4,43    | 4,09                   | 9,60  | 11,09 | 0,65                              | 2,10 | 2,64 | 4,57 | A             |   |
| 2,0+2,5+2,5+7,1 |              | 1,37                       | 1,70    | 1,70    | 4,83    | 4,39                   | 9,60  | 11,12 | 0,69                              | 2,09 | 2,63 | 4,59 | A             |   |
| 2,0+2,5+3,5+3,5 |              | 1,67                       | 2,09    | 2,92    | 2,92    | 3,69                   | 9,60  | 10,73 | 0,64                              | 2,26 | 2,71 | 4,25 | A             |   |
| 2,0+2,5+3,5+5,0 |              | 1,48                       | 1,85    | 2,58    | 3,69    | 4,09                   | 9,60  | 10,86 | 0,69                              | 2,18 | 2,71 | 4,40 | A             |   |
| 2,0+2,5+3,5+6,0 |              | 1,38                       | 1,71    | 2,40    | 4,11    | 4,36                   | 9,60  | 11,09 | 0,70                              | 2,10 | 2,63 | 4,57 | A             |   |
| 2,0+2,5+5,0+5,0 |              | 1,32                       | 1,66    | 3,31    | 3,31    | 4,50                   | 9,60  | 11,00 | 0,74                              | 2,13 | 2,67 | 4,51 | A             |   |
| 2,0+3,5+3,5+3,5 |              | 1,53                       | 2,69    | 2,69    | 2,69    | 3,96                   | 9,60  | 10,74 | 0,69                              | 2,26 | 2,71 | 4,25 | A             |   |
| 2,0+3,5+3,5+5,0 |              | 1,37                       | 2,40    | 2,40    | 3,43    | 4,36                   | 9,60  | 10,87 | 0,74                              | 2,17 | 2,71 | 4,42 | A             |   |
| 2,5+2,5+2,5+2,5 |              | 2,40                       | 2,40    | 2,40    | 2,40    | 3,28                   | 9,60  | 10,71 | 0,58                              | 2,27 | 2,72 | 4,23 | A             |   |
| 2,5+2,5+2,5+3,5 |              | 2,18                       | 2,18    | 2,18    | 3,06    | 3,55                   | 9,60  | 10,72 | 0,62                              | 2,27 | 2,71 | 4,23 | A             |   |
| 2,5+2,5+2,5+5,0 |              | 1,92                       | 1,92    | 1,92    | 3,84    | 3,96                   | 9,60  | 10,86 | 0,67                              | 2,18 | 2,72 | 4,40 | A             |   |
| 2,5+2,5+2,5+6,0 |              | 1,78                       | 1,78    | 1,78    | 4,26    | 4,23                   | 9,60  | 11,09 | 0,68                              | 2,10 | 2,64 | 4,57 | A             |   |
| 2,5+2,5+3,5+3,5 |              | 2,00                       | 2,00    | 2,80    | 2,80    | 3,82                   | 9,60  | 10,73 | 0,67                              | 2,26 | 2,71 | 4,25 | A             |   |
| 2,5+2,5+3,5+5,0 |              | 1,78                       | 1,78    | 2,49    | 3,55    | 4,23                   | 9,60  | 10,86 | 0,71                              | 2,18 | 2,71 | 4,40 | A             |   |
| 4MXS80E7V3B     |              | 2,5+2,5+3,5+6,0            | 1,66    | 1,66    | 2,32    | 3,96                   | 4,50  | 9,60  | 11,09                             | 0,72 | 2,10 | 2,63 | 4,57          | A |
|                 |              | 2,5+3,5+3,5+3,5            | 1,86    | 2,58    | 2,58    | 2,58                   | 4,09  | 9,60  | 10,74                             | 0,71 | 2,26 | 2,71 | 4,25          | A |
|                 |              | 2,5+3,5+3,5+5,0            | 1,65    | 2,32    | 2,32    | 3,31                   | 4,50  | 9,60  | 10,87                             | 0,76 | 2,17 | 2,71 | 4,42          | A |
| 3,5+3,5+3,5+3,5 | 2,40         | 2,40                       | 2,40    | 2,40    | 4,36    | 9,60                   | 10,75 | 0,76  | 2,26                              | 2,70 | 4,25 | A    |               |   |

Opmerking: Aangesloten op 2,0, 2,5, 3,5 en 5,0 Klasse: wandmodel type D / 6,0, 7,1 Klasse: wandmodel type E

## KOELEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |
|-------------|--------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|--------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|
|             |              | KAMER A             | KAMER B | KAMER C | KAMER D | KAMER E | MIN.                   | NOM. | MAX. | MIN.                           | NOM. | MAX. |      |               |           |
| 5MXS90E7V3B | 2,0          | 2,00                | ---     | ---     | ---     | ---     | 1,88                   | 2,00 | 3,03 | 0,45                           | 0,56 | 1,02 | 3,57 | A             | 280       |
|             | 2,5          | 2,50                | ---     | ---     | ---     | ---     | 2,00                   | 2,50 | 3,54 | 0,49                           | 0,71 | 1,18 | 3,52 | A             | 355       |
|             | 3,5          | 3,50                | ---     | ---     | ---     | ---     | 2,05                   | 3,50 | 4,82 | 0,52                           | 1,14 | 1,47 | 3,07 | B             | 570       |
|             | 5,0          | 5,00                | ---     | ---     | ---     | ---     | 2,22                   | 5,00 | 5,82 | 0,49                           | 1,52 | 1,79 | 3,29 | A             | 760       |
|             | 6,0          | 6,00                | ---     | ---     | ---     | ---     | 2,33                   | 6,00 | 6,60 | 0,50                           | 1,89 | 2,24 | 3,17 | B             | 945       |
|             | 7,1          | 7,10                | ---     | ---     | ---     | ---     | 2,45                   | 7,10 | 7,38 | 0,53                           | 2,57 | 2,74 | 2,76 | D             | 1285      |
|             | 2,0+2,0      | 2,00                | 2,00    | ---     | ---     | ---     | 2,11                   | 4,00 | 5,30 | 0,50                           | 1,14 | 1,79 | 3,51 | A             | 570       |
|             | 2,0+2,5      | 2,00                | 2,50    | ---     | ---     | ---     | 2,16                   | 4,50 | 5,73 | 0,50                           | 1,30 | 1,79 | 3,46 | A             | 650       |
|             | 2,0+3,5      | 2,00                | 3,50    | ---     | ---     | ---     | 2,27                   | 5,50 | 6,36 | 0,50                           | 1,70 | 2,09 | 3,24 | A             | 850       |
|             | 2,0+5,0      | 2,00                | 5,00    | ---     | ---     | ---     | 2,44                   | 7,00 | 7,31 | 0,50                           | 2,23 | 2,39 | 3,14 | B             | 1115      |
|             | 2,0+6,0      | 1,86                | 5,56    | ---     | ---     | ---     | 2,58                   | 7,42 | 7,96 | 0,54                           | 2,45 | 2,81 | 3,03 | B             | 1225      |
|             | 2,0+7,1      | 1,71                | 6,09    | ---     | ---     | ---     | 2,74                   | 7,80 | 8,47 | 0,57                           | 2,69 | 3,13 | 2,90 | C             | 1345      |
|             | 2,5+2,5      | 2,50                | 2,50    | ---     | ---     | ---     | 2,22                   | 5,00 | 6,20 | 0,46                           | 1,39 | 1,99 | 3,60 | A             | 695       |
|             | 2,5+3,5      | 2,50                | 3,50    | ---     | ---     | ---     | 2,33                   | 6,00 | 6,60 | 0,50                           | 1,89 | 2,25 | 3,17 | B             | 945       |
|             | 2,5+5,0      | 2,41                | 4,83    | ---     | ---     | ---     | 2,51                   | 7,24 | 7,64 | 0,54                           | 2,34 | 2,63 | 3,09 | B             | 1170      |
|             | 2,5+6,0      | 2,23                | 5,36    | ---     | ---     | ---     | 2,66                   | 7,59 | 8,25 | 0,57                           | 2,57 | 3,00 | 2,95 | C             | 1285      |
|             | 2,5+7,1      | 2,08                | 5,90    | ---     | ---     | ---     | 2,82                   | 7,98 | 8,47 | 0,60                           | 2,81 | 3,13 | 2,84 | C             | 1405      |

# KOELEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS    | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |     |       | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |
|-------------|-----------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------|-----|-------|--------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|
|             |                 | KAMER A             | KAMER B | KAMER C | KAMER D | KAMER E | MIN                    | NOM | MAX   | MIN                            | NOM  | MAX  |      |               |           |
|             |                 | 5MXS90E7V3B         | 3,5+3,5 | 3,50    | 3,50    | ---     | ---                    | --- | 2,44  | 700                            | 731  | 0,53 |      |               |           |
|             | 3,5+5,0         | 3,13                | 4,46    | ---     | ---     | ---     | 2,66                   | 759 | 8,24  | 0,57                           | 2,57 | 2,99 | 2,95 | C             | 1285      |
|             | 3,5+6,0         | 2,93                | 5,01    | ---     | ---     | ---     | 2,80                   | 794 | 8,45  | 0,60                           | 2,81 | 3,13 | 2,83 | C             | 1405      |
|             | 3,5+7,1         | 2,75                | 5,58    | ---     | ---     | ---     | 2,96                   | 833 | 8,47  | 0,64                           | 3,07 | 3,13 | 2,71 | D             | 1535      |
|             | 5,0+5,0         | 4,06                | 4,06    | ---     | ---     | ---     | 2,88                   | 812 | 9,02  | 0,61                           | 2,62 | 3,21 | 3,10 | B             | 1310      |
|             | 5,0+6,0         | 3,85                | 4,62    | ---     | ---     | ---     | 3,02                   | 847 | 9,05  | 0,61                           | 2,81 | 3,21 | 3,01 | B             | 1405      |
|             | 5,0+7,1         | 3,66                | 5,20    | ---     | ---     | ---     | 3,19                   | 886 | 9,25  | 0,64                           | 3,08 | 3,35 | 2,88 | C             | 1540      |
|             | 6,0+6,0         | 4,41                | 4,41    | ---     | ---     | ---     | 3,17                   | 882 | 9,27  | 0,64                           | 3,08 | 3,36 | 2,86 | C             | 1540      |
|             | 6,0+7,1         | 4,12                | 4,88    | ---     | ---     | ---     | 3,33                   | 900 | 9,29  | 0,68                           | 3,08 | 3,36 | 2,92 | C             | 1540      |
|             | 7,1+7,1         | 4,50                | 4,50    | ---     | ---     | ---     | 3,49                   | 900 | 9,31  | 0,71                           | 3,02 | 3,36 | 2,98 | C             | 1510      |
|             | 2,0+2,0+2,0     | 2,00                | 2,00    | 2,00    | ---     | ---     | 2,33                   | 600 | 6,63  | 0,50                           | 1,66 | 1,96 | 3,61 | A             | 830       |
|             | 2,0+2,0+2,5     | 2,00                | 2,00    | 2,50    | ---     | ---     | 2,38                   | 650 | 6,97  | 0,50                           | 1,91 | 2,17 | 3,40 | A             | 955       |
|             | 2,0+2,0+3,5     | 1,93                | 1,93    | 3,38    | ---     | ---     | 2,51                   | 724 | 7,64  | 0,54                           | 2,34 | 2,57 | 3,09 | B             | 1170      |
|             | 2,0+2,0+5,0     | 1,72                | 1,72    | 4,33    | ---     | ---     | 2,73                   | 777 | 8,53  | 0,58                           | 2,38 | 2,88 | 3,26 | A             | 1190      |
|             | 2,0+2,0+6,0     | 1,62                | 1,62    | 4,88    | ---     | ---     | 2,88                   | 812 | 9,03  | 0,58                           | 2,56 | 3,22 | 3,17 | B             | 1280      |
|             | 2,0+2,0+7,1     | 1,53                | 1,53    | 5,45    | ---     | ---     | 3,04                   | 851 | 9,30  | 0,61                           | 2,82 | 3,36 | 3,02 | B             | 1410      |
|             | 2,0+2,5+2,5     | 2,00                | 2,50    | 2,50    | ---     | ---     | 2,44                   | 700 | 7,31  | 0,50                           | 2,17 | 2,40 | 3,23 | A             | 1085      |
|             | 2,0+2,5+3,5     | 1,86                | 2,32    | 3,24    | ---     | ---     | 2,58                   | 742 | 7,96  | 0,54                           | 2,45 | 2,81 | 3,03 | B             | 1225      |
|             | 2,0+2,5+5,0     | 1,67                | 2,09    | 4,18    | ---     | ---     | 2,80                   | 794 | 8,78  | 0,58                           | 2,50 | 3,01 | 3,18 | B             | 1250      |
|             | 2,0+2,5+6,0     | 1,58                | 1,98    | 4,74    | ---     | ---     | 2,95                   | 830 | 9,10  | 0,61                           | 2,69 | 3,22 | 3,09 | B             | 1345      |
|             | 2,0+2,5+7,1     | 1,50                | 1,87    | 5,31    | ---     | ---     | 3,11                   | 868 | 9,30  | 0,64                           | 2,95 | 3,36 | 2,94 | C             | 1475      |
|             | 2,0+3,5+3,5     | 1,73                | 3,02    | 3,02    | ---     | ---     | 2,73                   | 777 | 8,47  | 0,57                           | 2,69 | 3,13 | 2,89 | C             | 1345      |
|             | 2,0+3,5+5,0     | 1,58                | 2,77    | 3,95    | ---     | ---     | 2,95                   | 830 | 9,07  | 0,61                           | 2,69 | 3,21 | 3,09 | B             | 1345      |
|             | 2,0+3,5+6,0     | 1,50                | 2,63    | 4,52    | ---     | ---     | 3,10                   | 865 | 9,29  | 0,64                           | 2,95 | 3,36 | 2,93 | C             | 1475      |
|             | 2,0+3,5+7,1     | 1,43                | 2,50    | 5,07    | ---     | ---     | 3,26                   | 900 | 9,31  | 0,68                           | 3,15 | 3,36 | 2,86 | C             | 1575      |
|             | 2,0+5,0+5,0     | 1,46                | 3,68    | 3,68    | ---     | ---     | 3,17                   | 882 | 9,81  | 0,64                           | 2,74 | 3,45 | 3,22 | A             | 1370      |
| 5MXS90E7V3B | 2,0+5,0+6,0     | 1,39                | 3,46    | 4,15    | ---     | ---     | 3,32                   | 900 | 9,90  | 0,64                           | 2,74 | 3,45 | 3,28 | A             | 1370      |
|             | 2,0+5,0+7,1     | 1,28                | 3,19    | 4,53    | ---     | ---     | 3,48                   | 900 | 9,92  | 0,68                           | 2,68 | 3,45 | 3,36 | A             | 1340      |
|             | 2,0+6,0+6,0     | 1,28                | 3,86    | 3,86    | ---     | ---     | 3,46                   | 900 | 9,93  | 0,68                           | 2,68 | 3,46 | 3,36 | A             | 1340      |
|             | 2,0+6,0+7,1     | 1,19                | 3,58    | 4,23    | ---     | ---     | 3,63                   | 900 | 10,40 | 0,71                           | 2,61 | 4,00 | 3,45 | A             | 1305      |
|             | 2,5+2,5+2,5     | 2,41                | 2,41    | 2,41    | ---     | ---     | 2,51                   | 723 | 7,64  | 0,54                           | 2,34 | 2,57 | 3,09 | B             | 1170      |
|             | 2,5+2,5+3,5     | 2,23                | 2,23    | 3,13    | ---     | ---     | 2,66                   | 759 | 8,25  | 0,57                           | 2,57 | 3,00 | 2,95 | C             | 1285      |
|             | 2,5+2,5+5,0     | 2,03                | 2,03    | 4,06    | ---     | ---     | 2,88                   | 812 | 9,03  | 0,58                           | 2,56 | 3,21 | 3,17 | B             | 1280      |
|             | 2,5+2,5+6,0     | 1,93                | 1,93    | 4,61    | ---     | ---     | 3,02                   | 847 | 9,10  | 0,61                           | 2,82 | 3,22 | 3,00 | B             | 1410      |
|             | 2,5+2,5+7,1     | 1,83                | 1,83    | 5,20    | ---     | ---     | 3,19                   | 886 | 9,30  | 0,64                           | 3,08 | 3,36 | 2,88 | C             | 1540      |
|             | 2,5+3,5+3,5     | 2,08                | 2,93    | 2,93    | ---     | ---     | 2,80                   | 794 | 8,47  | 0,60                           | 2,75 | 3,13 | 2,89 | C             | 1375      |
|             | 2,5+3,5+5,0     | 1,93                | 2,70    | 3,84    | ---     | ---     | 3,02                   | 847 | 9,07  | 0,61                           | 2,81 | 3,21 | 3,01 | B             | 1405      |
|             | 2,5+3,5+6,0     | 1,84                | 2,57    | 4,41    | ---     | ---     | 3,17                   | 882 | 9,29  | 0,64                           | 3,01 | 3,36 | 2,93 | C             | 1505      |
|             | 2,5+3,5+7,1     | 1,72                | 2,40    | 4,88    | ---     | ---     | 3,33                   | 900 | 9,31  | 0,68                           | 3,15 | 3,36 | 2,86 | C             | 1575      |
|             | 2,5+5,0+5,0     | 1,80                | 3,60    | 3,60    | ---     | ---     | 3,24                   | 900 | 9,86  | 0,64                           | 2,87 | 3,45 | 3,14 | B             | 1435      |
|             | 2,5+5,0+6,0     | 1,67                | 3,33    | 4,00    | ---     | ---     | 3,39                   | 900 | 9,90  | 0,68                           | 2,81 | 3,45 | 3,20 | A             | 1405      |
|             | 2,5+5,0+7,1     | 1,54                | 3,08    | 4,38    | ---     | ---     | 3,55                   | 900 | 9,92  | 0,71                           | 2,74 | 3,45 | 3,28 | A             | 1370      |
|             | 2,5+6,0+6,0     | 1,56                | 3,72    | 3,72    | ---     | ---     | 3,54                   | 900 | 9,93  | 0,71                           | 2,75 | 3,46 | 3,27 | A             | 1375      |
|             | 2,5+6,0+7,1     | 1,44                | 3,46    | 4,10    | ---     | ---     | 3,70                   | 900 | 10,40 | 0,71                           | 2,68 | 4,00 | 3,36 | A             | 1340      |
|             | 3,5+3,5+3,5     | 2,77                | 2,77    | 2,77    | ---     | ---     | 2,95                   | 831 | 8,60  | 0,64                           | 3,07 | 3,26 | 2,71 | D             | 1535      |
|             | 3,5+3,5+5,0     | 2,57                | 2,57    | 3,68    | ---     | ---     | 3,17                   | 882 | 9,26  | 0,64                           | 3,08 | 3,36 | 2,86 | C             | 1540      |
|             | 3,5+3,5+6,0     | 2,42                | 2,42    | 4,16    | ---     | ---     | 3,32                   | 900 | 9,30  | 0,68                           | 3,08 | 3,36 | 2,92 | C             | 1540      |
|             | 3,5+3,5+7,1     | 2,23                | 2,23    | 4,54    | ---     | ---     | 3,48                   | 900 | 9,32  | 0,71                           | 3,02 | 3,36 | 2,98 | C             | 1510      |
|             | 3,5+5,0+5,0     | 2,34                | 3,33    | 3,33    | ---     | ---     | 3,39                   | 900 | 9,87  | 0,68                           | 2,87 | 3,45 | 3,14 | B             | 1435      |
|             | 3,5+5,0+6,0     | 2,18                | 3,10    | 3,72    | ---     | ---     | 3,54                   | 900 | 9,90  | 0,71                           | 2,81 | 3,45 | 3,20 | A             | 1405      |
|             | 3,5+5,0+7,1     | 2,02                | 2,88    | 4,10    | ---     | ---     | 3,70                   | 900 | 10,37 | 0,71                           | 2,74 | 4,00 | 3,28 | A             | 1370      |
|             | 3,5+6,0+6,0     | 2,04                | 3,48    | 3,48    | ---     | ---     | 3,69                   | 900 | 10,38 | 0,71                           | 2,75 | 4,00 | 3,27 | A             | 1375      |
|             | 5,0+5,0+5,0     | 3,00                | 3,00    | 3,00    | ---     | ---     | 3,61                   | 900 | 10,45 | 0,68                           | 2,52 | 3,54 | 3,57 | A             | 1260      |
|             | 2,0+2,0+2,0+2,0 | 1,86                | 1,86    | 1,86    | 1,86    | ---     | 2,58                   | 744 | 7,96  | 0,54                           | 2,04 | 2,32 | 3,65 | A             | 1020      |
|             | 2,0+2,0+2,0+2,5 | 1,79                | 1,79    | 1,79    | 2,22    | ---     | 2,66                   | 759 | 8,25  | 0,54                           | 2,09 | 2,50 | 3,63 | A             | 1045      |
|             | 2,0+2,0+2,0+3,5 | 1,67                | 1,67    | 1,67    | 2,93    | ---     | 2,80                   | 794 | 8,78  | 0,58                           | 2,32 | 2,82 | 3,42 | A             | 1160      |
|             | 2,0+2,0+2,0+5,0 | 1,54                | 1,54    | 1,54    | 3,85    | ---     | 3,02                   | 847 | 9,45  | 0,61                           | 2,48 | 3,16 | 3,42 | A             | 1240      |
|             | 2,0+2,0+2,0+6,0 | 1,47                | 1,47    | 1,47    | 4,41    | ---     | 3,17                   | 882 | 9,81  | 0,65                           | 2,68 | 3,38 | 3,29 | A             | 1340      |
| 5MXS90E7V3B | 2,0+2,0+2,0+7,1 | 1,37                | 1,37    | 1,37    | 4,89    | ---     | 3,33                   | 900 | 9,96  | 0,65                           | 2,82 | 3,46 | 3,19 | B             | 1410      |
|             | 2,0+2,0+2,5+2,5 | 1,73                | 1,73    | 2,16    | 2,16    | ---     | 2,73                   | 778 | 8,53  | 0,58                           | 2,21 | 2,69 | 3,52 | A             | 1105      |
|             | 2,0+2,0+2,5+3,5 | 1,62                | 1,62    | 2,03    | 2,85    | ---     | 2,88                   | 812 | 9,03  | 0,58                           | 2,56 | 3,22 | 3,17 | B             | 1280      |
|             | 2,0+2,0+2,5+5,0 | 1,50                | 1,50    | 1,88    | 3,77    | ---     | 3,10                   | 865 | 9,64  | 0,61                           | 2,61 | 3,30 | 3,31 | A             | 1305      |
|             | 2,0+2,0+2,5+6,0 | 1,44                | 1,44    | 1,80    | 4,32    | ---     | 3,24                   | 900 | 9,94  | 0,65                           | 2,81 | 3,46 | 3,20 | A             | 1405      |
|             | 2,0+2,0+2,5+7,1 | 1,32                | 1,32    | 1,65    | 4,71    | ---     | 3,41                   | 900 | 9,96  | 0,68                           | 2,82 | 3,46 | 3,19 | B             | 1410      |
|             | 2,0+2,0+3,5+3,5 | 1,54                | 1,54    | 2,70    | 2,70    | ---     | 3,02                   | 848 | 9,13  | 0,61                           | 2,82 | 3,22 | 3,01 | B             | 1410      |
|             | 2,0+2,0+3,5+5,0 | 1,44                | 1,44    | 2,52    | 3,60    | ---     | 3,24                   | 900 | 9,91  | 0,64                           | 2,81 | 3,45 | 3,20 | A             | 1405      |
|             | 2,0+2,0+3,5+6,0 | 1,33                | 1,33    | 2,34    | 4,00    | ---     | 3,39                   | 900 | 9,95  | 0,68                           | 2,75 | 3,46 | 3,27 | A             | 1375      |
|             | 2,0+2,0+3,5+7,1 | 1,23                | 1,23    | 2,16    | 4,38    | ---     | 3,55                   | 900 | 9,97  | 0,71                           | 2,68 | 3,46 | 3,36 | A             | 1340      |
|             | 2,0+2,0+5,0+5,0 | 1,29                | 1,29    | 3,21    | 3,21    | ---     | 3,46                   | 900 | 10,31 | 0,65                           | 2,52 | 3,39 | 3,57 | A             | 1260      |
|             | 2,0+2,0+5,0+6,0 | 1,20                | 1,20    | 3,00    | 3,60    | ---     | 3,61                   | 900 | 10,45 | 0,68                           | 2,53 | 3,47 | 3,56 | A             | 1265      |
|             | 2,0+2,5+2,5+2,5 | 1,67                | 2,09    | 2,09    | 2,09    | ---     | 2,80                   | 794 | 8,78  | 0,58                           | 2,32 | 2,82 | 3,42 | A             | 1160      |
|             | 2,0+2,5+2,5+3,5 | 1,57                | 1,98    | 1,98    | 2,77    | ---     | 2,95                   | 830 | 9,12  | 0,61                           | 2,69 | 3,22 | 3,09 | B             | 1345      |
|             | 2,0+2,5+2,5+5,0 | 1,46                | 1,84    | 1,84    | 3,68    | ---     | 3,17                   | 882 | 9,81  | 0,64                           | 2,68 | 3,38 | 3,29 | A             | 1340      |
|             | 2,0+2,5+2,5+6,0 | 1,39                | 1,73    | 1,73    | 4,15    | ---     | 3,32                   | 900 | 9,94  | 0,65                           | 2,75 | 3,46 | 3,27 | A             | 1375      |
|             | 2,0+2,5+2,5+7,1 | 1,27                | 1,60    | 1,60    | 4,53    | ---     | 3,48                   | 900 | 9,96  | 0,68                           | 2,68 | 3,46 | 3,36 | A             | 1340      |
|             | 2,0+2,5+3,5+3,5 | 1,50                | 1,89    | 2,63    | 2,63    | ---     | 3,10                   | 865 | 9,31  | 0,64                           | 2,88 | 3,36 | 3,00 | B             | 1440      |
|             | 2,0+2,5+3,5+5,0 | 1,39                | 1,73    | 2,42    | 3,46    | ---     | 3,                     |     |       |                                |      |      |      |               |           |



# KOELEN

| BUITENUNIT          | BINNEN-UNITS        | KOEELCAPACITEIT (KW) |         |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |       | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |      |
|---------------------|---------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------|------|-------|--------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|------|
|                     |                     | KAMER A              | KAMER B | KAMER C | KAMER D | KAMER E | MIN                    | NOM  | MAX   | MIN                            | NOM  | MAX  |      |               |           |      |
| 5MXS90E7V3B         | 2,5+2,5+2,5+3,5     | 1,93                 | 1,93    | 1,93    | 2,68    | ---     | 3,02                   | 8,47 | 9,12  | 0,61                           | 2,82 | 3,22 | 3,00 | B             | 1410      |      |
|                     | 2,5+2,5+2,5+5,0     | 1,80                 | 1,80    | 1,80    | 3,60    | ---     | 3,24                   | 9,00 | 9,91  | 0,64                           | 2,81 | 3,45 | 3,20 | A             | 1405      |      |
|                     | 2,5+2,5+2,5+6,0     | 1,67                 | 1,67    | 1,67    | 3,99    | ---     | 3,39                   | 9,00 | 9,94  | 0,68                           | 2,75 | 3,46 | 3,27 | A             | 1375      |      |
|                     | 2,5+2,5+2,5+7,1     | 1,54                 | 1,54    | 1,54    | 4,38    | ---     | 3,55                   | 9,00 | 9,96  | 0,71                           | 2,68 | 3,46 | 3,36 | A             | 1340      |      |
|                     | 2,5+2,5+3,5+3,5     | 1,84                 | 1,84    | 2,57    | 2,57    | ---     | 3,17                   | 8,82 | 9,31  | 0,64                           | 3,02 | 3,36 | 2,92 | C             | 1510      |      |
|                     | 2,5+2,5+3,5+5,0     | 1,67                 | 1,67    | 2,33    | 3,33    | ---     | 3,39                   | 9,00 | 9,91  | 0,68                           | 2,81 | 3,45 | 3,20 | A             | 1405      |      |
|                     | 2,5+2,5+3,5+6,5     | 1,55                 | 1,55    | 2,18    | 3,72    | ---     | 3,54                   | 9,00 | 9,95  | 0,71                           | 2,75 | 3,46 | 3,27 | A             | 1375      |      |
|                     | 2,5+2,5+3,5+7,1     | 1,44                 | 1,44    | 2,02    | 4,10    | ---     | 3,70                   | 9,00 | 10,42 | 0,71                           | 2,68 | 4,01 | 3,36 | A             | 1340      |      |
|                     | 2,5+2,5+5,0+5,0     | 1,50                 | 1,50    | 3,00    | 3,00    | ---     | 3,61                   | 9,00 | 10,45 | 0,68                           | 2,52 | 3,55 | 3,57 | A             | 1260      |      |
|                     | 2,5+3,5+3,5+3,5     | 1,74                 | 2,42    | 2,42    | 2,42    | ---     | 3,32                   | 9,00 | 9,34  | 0,68                           | 3,15 | 3,36 | 2,86 | C             | 1575      |      |
|                     | 2,5+3,5+3,5+5,0     | 1,56                 | 2,17    | 2,17    | 3,10    | ---     | 3,54                   | 9,00 | 9,92  | 0,71                           | 2,81 | 3,46 | 3,20 | A             | 1405      |      |
|                     | 2,5+3,5+3,5+6,0     | 1,46                 | 2,03    | 2,03    | 3,48    | ---     | 3,69                   | 9,00 | 10,40 | 0,71                           | 2,75 | 4,01 | 3,27 | A             | 1375      |      |
|                     | 3,5+3,5+3,5+3,5     | 2,25                 | 2,25    | 2,25    | 2,25    | ---     | 3,46                   | 9,00 | 9,32  | 0,71                           | 3,15 | 3,36 | 2,86 | C             | 1575      |      |
|                     | 3,5+3,5+3,5+5,0     | 2,03                 | 2,03    | 2,03    | 2,91    | ---     | 3,69                   | 9,00 | 10,38 | 0,71                           | 2,81 | 4,00 | 3,20 | A             | 1405      |      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 | 1,63                 | 1,63    | 1,63    | 1,63    | 1,63    | 2,88                   | 8,15 | 9,03  | 0,58                           | 2,30 | 2,81 | 3,54 | A             | 1150      |      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,0+2,5 | 1,58                 | 1,58    | 1,58    | 1,58    | 1,98    | 2,95                   | 8,30 | 9,25  | 0,58                           | 2,36 | 2,95 | 3,52 | A             | 1180      |      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,0+3,5 | 1,50                 | 1,50    | 1,50    | 1,50    | 2,65    | 3,10                   | 8,65 | 9,64  | 0,61                           | 2,55 | 3,24 | 3,39 | A             | 1275      |      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,0+5,0 | 1,38                 | 1,38    | 1,38    | 1,38    | 3,48    | 3,32                   | 9,00 | 10,09 | 0,65                           | 2,53 | 3,24 | 3,56 | A             | 1265      |      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,0+6,0 | 1,29                 | 1,29    | 1,29    | 1,29    | 3,84    | 3,46                   | 9,00 | 10,31 | 0,65                           | 2,50 | 3,40 | 3,60 | A             | 1250      |      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,0+7,1 | 1,19                 | 1,19    | 1,19    | 1,19    | 4,24    | 3,63                   | 9,00 | 10,46 | 0,68                           | 2,47 | 3,48 | 3,64 | A             | 1235      |      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,5+2,5 | 1,54                 | 1,54    | 1,54    | 1,92    | 1,92    | 3,02                   | 8,46 | 9,45  | 0,61                           | 2,49 | 3,09 | 3,40 | A             | 1245      |      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,5+3,5 | 1,47                 | 1,47    | 1,47    | 1,84    | 2,57    | 3,17                   | 8,82 | 9,81  | 0,61                           | 2,68 | 3,39 | 3,29 | A             | 1340      |      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,5+5,0 | 1,33                 | 1,33    | 1,33    | 1,67    | 3,34    | 3,39                   | 9,00 | 10,21 | 0,65                           | 2,53 | 3,32 | 3,56 | A             | 1265      |      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,5+6,0 | 1,24                 | 1,24    | 1,24    | 1,55    | 3,73    | 3,54                   | 9,00 | 10,38 | 0,68                           | 2,50 | 3,40 | 3,60 | A             | 1250      |      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,5+7,1 | 1,15                 | 1,15    | 1,15    | 1,44    | 4,11    | 3,70                   | 9,00 | 10,50 | 0,71                           | 2,47 | 3,48 | 3,64 | A             | 1235      |      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+3,5+3,5 | 1,54                 | 1,54    | 1,54    | 1,92    | 1,92    | 3,02                   | 8,46 | 9,45  | 0,61                           | 2,49 | 3,09 | 3,40 | A             | 1245      |      |
|                     | 5MXS90E7V3B         | 2,0+2,0+2,0+3,5+5,0  | 1,24    | 1,24    | 1,24    | 2,17    | 3,11                   | 3,54 | 9,00  | 10,38                          | 0,68 | 2,50 | 3,40 | 3,60          | A         | 1250 |
|                     |                     | 2,0+2,0+2,0+3,5+6,0  | 1,16    | 1,16    | 1,16    | 2,03    | 3,49                   | 3,69 | 9,00  | 10,49                          | 0,71 | 2,46 | 3,48 | 3,66          | A         | 1230 |
|                     |                     | 2,0+2,0+2,5+2,5+2,5  | 1,51    | 1,51    | 1,88    | 1,88    | 1,88                   | 3,10 | 8,66  | 9,64                           | 0,61 | 2,55 | 3,24 | 3,40          | A         | 1275 |
|                     |                     | 2,0+2,0+2,5+2,5+3,5  | 1,44    | 1,44    | 1,80    | 1,80    | 2,52                   | 3,24 | 9,00  | 9,96                           | 0,65 | 2,82 | 3,46 | 3,19          | B         | 1410 |
|                     |                     | 2,0+2,0+2,5+2,5+5,0  | 1,29    | 1,29    | 1,61    | 1,61    | 3,20                   | 3,46 | 9,00  | 10,31                          | 0,65 | 2,53 | 3,40 | 3,56          | A         | 1265 |
|                     |                     | 2,0+2,0+2,5+2,5+6,0  | 1,20    | 1,20    | 1,50    | 1,50    | 3,60                   | 3,61 | 9,00  | 10,45                          | 0,68 | 2,46 | 3,48 | 3,66          | A         | 1230 |
|                     |                     | 2,0+2,0+2,5+3,5+3,5  | 1,33    | 1,33    | 1,68    | 2,33    | 2,33                   | 3,39 | 9,00  | 9,97                           | 0,68 | 2,82 | 3,46 | 3,19          | B         | 1410 |
|                     |                     | 2,0+2,0+2,5+3,5+5,0  | 1,20    | 1,20    | 1,50    | 2,10    | 3,00                   | 3,61 | 9,00  | 10,45                          | 0,68 | 2,46 | 3,48 | 3,66          | A         | 1230 |
|                     |                     | 2,0+2,0+3,5+3,5+3,5  | 1,23    | 1,23    | 2,18    | 2,18    | 2,18                   | 3,54 | 9,00  | 9,98                           | 0,68 | 2,82 | 3,46 | 3,19          | B         | 1410 |
| 2,0+2,5+2,5+2,5+2,5 |                     | 1,46                 | 1,84    | 1,84    | 1,84    | 1,84    | 3,17                   | 8,82 | 9,81  | 0,61                           | 2,68 | 3,39 | 3,29 | A             | 1340      |      |
| 2,0+2,5+2,5+2,5+3,5 |                     | 1,39                 | 1,73    | 1,73    | 1,73    | 2,42    | 3,32                   | 9,00 | 9,96  | 0,65                           | 2,82 | 3,46 | 3,19 | B             | 1410      |      |
| 2,0+2,5+2,5+2,5+5,0 |                     | 1,25                 | 1,55    | 1,55    | 1,55    | 3,10    | 3,54                   | 9,00 | 10,38 | 0,68                           | 2,53 | 3,47 | 3,56 | A             | 1265      |      |
| 2,0+2,5+2,5+2,5+6,0 |                     | 1,17                 | 1,45    | 1,45    | 1,45    | 3,48    | 3,69                   | 9,00 | 10,49 | 0,71                           | 2,46 | 3,48 | 3,66 | A             | 1230      |      |
| 2,0+2,5+2,5+3,5+3,5 |                     | 1,28                 | 1,61    | 1,61    | 2,25    | 2,25    | 3,46                   | 9,00 | 9,97  | 0,68                           | 2,82 | 3,46 | 3,19 | B             | 1410      |      |
| 2,0+2,5+2,5+3,5+5,0 |                     | 1,17                 | 1,45    | 1,45    | 2,03    | 2,90    | 3,69                   | 9,00 | 10,49 | 0,71                           | 2,46 | 3,56 | 3,66 | A             | 1230      |      |
| 2,0+2,5+3,5+3,5+3,5 |                     | 1,20                 | 1,50    | 2,10    | 2,10    | 2,10    | 3,61                   | 9,00 | 10,42 | 0,71                           | 2,82 | 4,01 | 3,19 | B             | 1410      |      |
| 2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 |                     | 1,80                 | 1,80    | 1,80    | 1,80    | 1,80    | 3,24                   | 9,00 | 9,95  | 0,65                           | 2,81 | 3,46 | 3,20 | A             | 1405      |      |
| 2,5+2,5+2,5+2,5+3,5 |                     | 1,67                 | 1,67    | 1,67    | 1,67    | 2,32    | 3,39                   | 9,00 | 9,96  | 0,68                           | 2,75 | 3,46 | 3,27 | A             | 1375      |      |
| 2,5+2,5+2,5+2,5+5,0 |                     | 1,50                 | 1,50    | 1,50    | 1,50    | 3,00    | 3,61                   | 9,00 | 10,45 | 0,68                           | 2,53 | 3,47 | 3,56 | A             | 1265      |      |
| 2,5+2,5+2,5+3,5+3,5 |                     | 1,56                 | 1,56    | 1,56    | 2,16    | 2,16    | 3,54                   | 9,00 | 9,97  | 0,68                           | 2,82 | 3,46 | 3,19 | B             | 1410      |      |
| 2,5+2,5+3,5+3,5+3,5 |                     | 1,44                 | 1,44    | 2,04    | 2,04    | 2,04    | 3,69                   | 9,00 | 10,42 | 0,71                           | 2,75 | 4,01 | 3,27 | A             | 1375      |      |

# VERWARMEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS | VERWARMINGSCAPACITEIT (KW) |         |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |       |       | OPGENOMEN VERMOGEN VERWARMEN (KW) |      |      | COP  | ENERGIE-LABEL |   |
|-------------|--------------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------|-------|-------|-----------------------------------|------|------|------|---------------|---|
|             |              | KAMER A                    | KAMER B | KAMER C | KAMER D | KAMER E | MIN                    | NOM   | MAX   | MIN                               | NOM  | MAX  |      |               |   |
| 5MXS90E7V3B | 2,0          | 2,44                       | ---     | ---     | ---     | ---     | 1,36                   | 2,44  | 4,20  | 0,35                              | 0,68 | 1,38 | 3,59 | B             |   |
|             | 2,5          | 3,05                       | ---     | ---     | ---     | ---     | 1,42                   | 3,05  | 4,65  | 0,37                              | 0,90 | 1,48 | 3,39 | C             |   |
|             | 3,5          | 4,27                       | ---     | ---     | ---     | ---     | 1,54                   | 4,27  | 5,11  | 0,39                              | 1,43 | 1,95 | 2,99 | D             |   |
|             | 5,0          | 6,09                       | ---     | ---     | ---     | ---     | 1,98                   | 6,09  | 7,45  | 0,48                              | 1,80 | 2,41 | 3,38 | C             |   |
|             | 6,0          | 7,31                       | ---     | ---     | ---     | ---     | 2,28                   | 7,31  | 8,53  | 0,60                              | 2,30 | 2,89 | 3,18 | D             |   |
|             | 7,1          | 8,65                       | ---     | ---     | ---     | ---     | 2,60                   | 8,65  | 9,02  | 0,67                              | 2,87 | 3,04 | 3,01 | D             |   |
|             | 2,0+2,0      | 2,44                       | 2,44    | ---     | ---     | ---     | 1,69                   | 4,88  | 6,85  | 0,39                              | 1,21 | 1,87 | 4,03 | A             |   |
|             | 2,0+2,5      | 2,44                       | 3,05    | ---     | ---     | ---     | 1,84                   | 5,49  | 7,25  | 0,41                              | 1,40 | 2,05 | 3,92 | A             |   |
|             | 2,0+3,5      | 2,44                       | 4,26    | ---     | ---     | ---     | 2,13                   | 6,70  | 7,74  | 0,50                              | 1,99 | 2,44 | 3,37 | C             |   |
|             | 2,0+5,0      | 2,44                       | 6,09    | ---     | ---     | ---     | 2,57                   | 8,53  | 9,19  | 0,60                              | 2,34 | 2,64 | 3,65 | A             |   |
|             | 2,0+6,0      | 2,32                       | 6,95    | ---     | ---     | ---     | 2,86                   | 9,27  | 9,88  | 0,65                              | 2,63 | 2,96 | 3,52 | B             |   |
|             | 2,0+7,1      | 2,20                       | 7,83    | ---     | ---     | ---     | 3,17                   | 10,03 | 10,37 | 0,69                              | 3,01 | 3,18 | 3,33 | C             |   |
|             | 2,5+2,5      | 3,04                       | 3,04    | ---     | ---     | ---     | 1,98                   | 6,08  | 7,46  | 0,47                              | 1,76 | 2,35 | 3,45 | B             |   |
|             | 2,5+3,5      | 3,05                       | 4,26    | ---     | ---     | ---     | 2,28                   | 7,31  | 8,53  | 0,60                              | 2,34 | 2,94 | 3,12 | D             |   |
|             | 2,5+5,0      | 2,98                       | 5,95    | ---     | ---     | ---     | 2,72                   | 8,93  | 9,85  | 0,63                              | 2,54 | 2,97 | 3,52 | B             |   |
|             | 2,5+6,0      | 2,83                       | 6,79    | ---     | ---     | ---     | 3,00                   | 9,62  | 9,88  | 0,67                              | 2,86 | 3,03 | 3,36 | C             |   |
|             | 2,5+7,1      | 2,70                       | 7,68    | ---     | ---     | ---     | 3,31                   | 10,38 | 10,77 | 0,72                              | 3,22 | 3,46 | 3,22 | C             |   |
|             | 3,5+3,5      | 4,26                       | 4,26    | ---     | ---     | ---     | 2,57                   | 8,52  | 9,02  | 0,65                              | 2,91 | 3,15 | 2,93 | D             |   |
|             | 3,5+5,0      | 3,96                       | 5,66    | ---     | ---     | ---     | 3,00                   | 9,62  | 9,85  | 0,68                              | 2,80 | 2,97 | 3,44 | B             |   |
|             | 3,5+6,0      | 3,80                       | 6,51    | ---     | ---     | ---     | 3,28                   | 10,31 | 10,34 | 0,72                              | 3,19 | 3,19 | 3,23 | C             |   |
|             | 3,5+7,1      | 3,43                       | 6,97    | ---     | ---     | ---     | 3,59                   | 10,40 | 10,78 | 0,77                              | 3,11 | 3,35 | 3,34 | C             |   |
|             | 5,0+5,0      | 5,20                       | 5,20    | ---     | ---     | ---     | 3,42                   | 10,40 | 10,63 | 0,67                              | 2,96 | 3,08 | 3,51 | B             |   |
|             | 5,0+6,0      | 4,73                       | 5,67    | ---     | ---     | ---     | 3,70                   | 10,40 | 10,67 | 0,72                              | 2,89 | 3,06 | 3,60 | B             |   |
|             | 5,0+7,1      | 4,30                       | 6,10    | ---     | ---     | ---     | 4,01                   | 10,40 | 10,70 | 0,79                              | 2,88 | 3,05 | 3,61 | A             |   |
|             | 6,0+6,0      | 5,20                       | 5,20    | ---     | ---     | ---     | 3,99                   | 10,40 | 10,71 | 0,76                              | 2,88 | 3,04 | 3,61 | A             |   |
|             | 6,0+7,1      | 4,76                       | 5,64    | ---     | ---     | ---     | 4,30                   | 10,40 | 10,74 | 0,84                              | 2,86 | 3,03 | 3,64 | A             |   |
|             | 5MXS90E7V3B  | 7,1+7,1                    | 5,20    | 5,20    | ---     | ---     | ---                    | 4,61  | 10,40 | 10,77                             | 0,89 | 2,85 | 3,02 | 3,65          | A |
|             |              | 2,0+2,0+2,0                | 2,44    | 2,44    | 2,44    | ---     | ---                    | 2,28  | 7,32  | 8,67                              | 0,53 | 1,84 | 2,32 | 3,98          | A |
|             |              | 2,0+2,0+2,5                | 2,44    | 2,44    | 3,04    | ---     | ---                    | 2,43  | 7,92  | 9,21                              | 0,55 | 2,05 | 2,58 | 3,86          | A |
|             |              | 2,0+2,0+3,5                | 2,38    | 2,38    | 4,17    | ---     | ---                    | 2,72  | 8,93  | 9,89                              | 0,60 | 2,42 | 2,89 | 3,69          | A |
|             |              | 2,0+2,0+5,0                | 2,21    | 2,21    | 5,54    | ---     | ---                    | 3,14  | 9,96  | 10,67                             | 0,62 | 2,72 | 3,06 | 3,66          | A |
|             |              | 2,0+2,0+6,0                | 2,08    | 2,08    | 6,24    | ---     | ---                    | 3,42  | 10,40 | 10,71                             | 0,66 | 2,87 | 3,04 | 3,62          | A |

# VERWARMEN

| BUITENUNIT      | BINNEN<br>UNITS | VERWARMINGSCAPACITEIT(KW) |         |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT<br>(KW) |       |       | OPGENOMEN VERMOGEN<br>VERWARMEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-<br>LABEL |   |
|-----------------|-----------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|-------|-------|--------------------------------------|------|------|------|-------------------|---|
|                 |                 | KAMER A                   | KAMER B | KAMER C | KAMER D | KAMER E | MIN                       | NOM   | MAX   | MIN                                  | NOM  | MAX  |      |                   |   |
|                 |                 |                           |         |         |         |         |                           |       |       |                                      |      |      |      |                   |   |
| 5MXS90E7V3B     | 3,5+3,5         | 3,50                      | 3,50    | ---     | ---     | ---     | 3,73                      | 10,40 | 10,75 | 0,70                                 | 2,86 | 3,03 | 3,64 | A                 |   |
|                 | 3,5+5,0         | 3,13                      | 4,46    | ---     | ---     | ---     | 2,57                      | 8,53  | 9,21  | 0,57                                 | 2,28 | 2,58 | 3,74 | A                 |   |
|                 | 3,5+6,0         | 2,93                      | 5,01    | ---     | ---     | ---     | 2,86                      | 9,27  | 9,89  | 0,62                                 | 2,57 | 2,89 | 3,61 | A                 |   |
|                 | 3,5+7,1         | 2,75                      | 5,58    | ---     | ---     | ---     | 3,28                      | 10,31 | 10,67 | 0,64                                 | 2,89 | 3,06 | 3,57 | B                 |   |
|                 | 5,0+5,0         | 4,06                      | 4,06    | ---     | ---     | ---     | 3,56                      | 10,40 | 10,71 | 0,68                                 | 2,87 | 3,04 | 3,62 | A                 |   |
|                 | 5,0+6,0         | 3,85                      | 4,62    | ---     | ---     | ---     | 3,87                      | 10,40 | 10,75 | 0,73                                 | 2,86 | 3,03 | 3,64 | A                 |   |
|                 | 5,0+7,1         | 3,66                      | 5,20    | ---     | ---     | ---     | 3,14                      | 9,96  | 10,36 | 0,69                                 | 2,89 | 3,12 | 3,45 | B                 |   |
|                 | 6,0+6,0         | 4,41                      | 4,41    | ---     | ---     | ---     | 3,56                      | 10,40 | 10,68 | 0,69                                 | 2,89 | 3,05 | 3,60 | B                 |   |
|                 | 6,0+7,1         | 4,12                      | 4,88    | ---     | ---     | ---     | 3,84                      | 10,40 | 10,72 | 0,73                                 | 2,87 | 3,04 | 3,62 | A                 |   |
|                 | 7,1+7,1         | 4,50                      | 4,50    | ---     | ---     | ---     | 4,15                      | 10,40 | 10,75 | 0,81                                 | 2,86 | 3,03 | 3,64 | A                 |   |
|                 | 2,0+2,0+2,0     | 2,00                      | 2,00    | 2,00    | ---     | ---     | 3,99                      | 10,40 | 11,01 | 0,71                                 | 2,71 | 2,93 | 3,84 | A                 |   |
|                 | 2,0+2,0+2,5     | 2,00                      | 2,00    | 2,50    | ---     | ---     | 4,27                      | 10,40 | 11,05 | 0,75                                 | 2,63 | 2,91 | 3,95 | A                 |   |
|                 | 2,0+2,0+3,5     | 1,93                      | 1,93    | 3,38    | ---     | ---     | 4,58                      | 10,40 | 11,08 | 0,82                                 | 2,62 | 2,90 | 3,97 | A                 |   |
|                 | 2,0+2,0+5,0     | 1,72                      | 1,72    | 4,33    | ---     | ---     | 4,55                      | 10,40 | 11,09 | 0,82                                 | 2,62 | 2,90 | 3,97 | A                 |   |
|                 | 2,0+2,0+6,0     | 1,62                      | 1,62    | 4,88    | ---     | ---     | 4,86                      | 10,40 | 11,12 | 0,87                                 | 2,61 | 2,89 | 3,98 | A                 |   |
|                 | 2,0+2,0+7,1     | 1,53                      | 1,53    | 5,45    | ---     | ---     | 2,72                      | 8,94  | 9,88  | 0,60                                 | 2,42 | 2,89 | 3,69 | A                 |   |
|                 | 2,0+2,5+2,5     | 2,00                      | 2,50    | 2,50    | ---     | ---     | 3,00                      | 9,62  | 9,89  | 0,67                                 | 2,73 | 2,89 | 3,52 | B                 |   |
|                 | 2,0+2,5+3,5     | 1,86                      | 2,32    | 3,24    | ---     | ---     | 3,42                      | 10,40 | 10,67 | 0,67                                 | 2,89 | 3,06 | 3,60 | B                 |   |
|                 | 2,0+2,5+5,0     | 1,67                      | 2,09    | 4,18    | ---     | ---     | 3,70                      | 10,40 | 10,71 | 0,71                                 | 2,87 | 3,04 | 3,62 | A                 |   |
|                 | 2,0+2,5+6,0     | 1,58                      | 1,98    | 4,74    | ---     | ---     | 4,01                      | 10,40 | 10,75 | 0,78                                 | 2,86 | 3,03 | 3,64 | A                 |   |
|                 | 2,0+2,5+7,1     | 1,50                      | 1,87    | 5,31    | ---     | ---     | 3,28                      | 10,31 | 10,36 | 0,72                                 | 3,12 | 3,12 | 3,30 | C                 |   |
|                 | 2,0+3,5+3,5     | 1,73                      | 3,02    | 3,02    | ---     | ---     | 3,70                      | 10,40 | 10,68 | 0,72                                 | 2,89 | 3,05 | 3,60 | B                 |   |
|                 | 2,0+3,5+5,0     | 1,58                      | 2,77    | 3,95    | ---     | ---     | 3,99                      | 10,40 | 10,72 | 0,76                                 | 2,87 | 3,04 | 3,62 | A                 |   |
|                 | 2,0+3,5+6,0     | 1,50                      | 2,63    | 4,52    | ---     | ---     | 4,30                      | 10,40 | 10,75 | 0,83                                 | 2,86 | 3,03 | 3,64 | A                 |   |
|                 | 2,0+3,5+7,1     | 1,43                      | 2,50    | 5,07    | ---     | ---     | 4,13                      | 10,40 | 11,01 | 0,73                                 | 2,71 | 2,93 | 3,84 | A                 |   |
|                 | 2,0+5,0+5,0     | 1,46                      | 3,68    | 3,68    | ---     | ---     | 4,41                      | 10,40 | 11,05 | 0,78                                 | 2,63 | 2,91 | 3,95 | A                 |   |
|                 | 5MXS90E7V3B     | 2,0+5,0+6,0               | 1,39    | 3,46    | 4,15    | ---     | ---                       | 4,72  | 10,40 | 11,08                                | 0,85 | 2,62 | 2,90 | 3,97              | A |
|                 |                 | 2,0+5,0+7,1               | 1,28    | 3,19    | 4,53    | ---     | ---                       | 4,69  | 10,40 | 11,09                                | 0,85 | 2,62 | 2,90 | 3,97              | A |
|                 |                 | 2,0+6,0+6,0               | 1,28    | 3,86    | 3,86    | ---     | ---                       | 5,00  | 10,40 | 11,12                                | 0,90 | 2,61 | 2,89 | 3,98              | A |
|                 |                 | 2,0+6,0+7,1               | 1,19    | 3,58    | 4,23    | ---     | ---                       | 3,56  | 10,38 | 10,76                                | 0,77 | 3,12 | 3,35 | 3,33              | C |
|                 |                 | 2,5+2,5+2,5               | 2,41    | 2,41    | 2,41    | ---     | ---                       | 3,99  | 10,40 | 10,69                                | 0,77 | 2,88 | 3,05 | 3,61              | A |
|                 |                 | 2,5+2,5+3,5               | 2,23    | 2,23    | 3,13    | ---     | ---                       | 4,27  | 10,40 | 10,73                                | 0,84 | 2,87 | 3,04 | 3,62              | A |
| 2,5+2,5+5,0     |                 | 2,03                      | 2,03    | 4,06    | ---     | ---     | 4,58                      | 10,40 | 10,76 | 0,89                                 | 2,86 | 3,02 | 3,64 | A                 |   |
| 2,5+2,5+6,0     |                 | 1,93                      | 1,93    | 4,61    | ---     | ---     | 4,41                      | 10,40 | 11,01 | 0,78                                 | 2,65 | 2,93 | 3,92 | A                 |   |
| 2,5+2,5+7,1     |                 | 1,83                      | 1,83    | 5,20    | ---     | ---     | 4,69                      | 10,40 | 11,05 | 0,86                                 | 2,63 | 2,91 | 3,95 | A                 |   |
| 2,5+3,5+3,5     |                 | 2,08                      | 2,93    | 2,93    | ---     | ---     | 5,00                      | 10,40 | 11,09 | 0,91                                 | 2,62 | 2,90 | 3,97 | A                 |   |
| 2,5+3,5+5,0     |                 | 1,93                      | 2,70    | 3,84    | ---     | ---     | 4,97                      | 10,40 | 11,09 | 0,91                                 | 2,62 | 2,90 | 3,97 | A                 |   |
| 2,5+3,5+6,0     |                 | 1,84                      | 2,57    | 4,41    | ---     | ---     | 4,83                      | 10,38 | 11,34 | 0,83                                 | 2,48 | 2,86 | 4,19 | A                 |   |
| 2,5+3,5+7,1     |                 | 1,72                      | 2,40    | 4,88    | ---     | ---     | 2,86                      | 9,28  | 10,18 | 0,57                                 | 2,39 | 2,76 | 3,88 | A                 |   |
| 2,5+5,0+5,0     |                 | 1,80                      | 3,60    | 3,60    | ---     | ---     | 3,00                      | 9,62  | 10,18 | 0,59                                 | 2,49 | 2,76 | 3,86 | A                 |   |
| 2,5+5,0+6,0     |                 | 1,67                      | 3,33    | 4,00    | ---     | ---     | 3,28                      | 10,31 | 11,07 | 0,63                                 | 2,70 | 3,04 | 3,82 | A                 |   |
| 2,5+5,0+7,1     |                 | 1,54                      | 3,08    | 4,38    | ---     | ---     | 3,70                      | 10,40 | 11,05 | 0,65                                 | 2,63 | 2,91 | 3,95 | A                 |   |
| 2,5+6,0+6,0     |                 | 1,56                      | 3,72    | 3,72    | ---     | ---     | 3,99                      | 10,40 | 11,09 | 0,69                                 | 2,62 | 2,90 | 3,97 | A                 |   |
| 2,5+6,0+7,1     |                 | 1,44                      | 3,46    | 4,10    | ---     | ---     | 4,30                      | 10,40 | 11,12 | 0,74                                 | 2,61 | 2,88 | 3,98 | A                 |   |
| 3,5+3,5+3,5     |                 | 2,77                      | 2,77    | 2,77    | ---     | ---     | 3,14                      | 9,96  | 10,83 | 0,61                                 | 2,60 | 3,04 | 3,83 | A                 |   |
| 3,5+3,5+5,0     |                 | 2,57                      | 2,57    | 3,68    | ---     | ---     | 3,42                      | 10,40 | 10,73 | 0,66                                 | 2,87 | 3,04 | 3,62 | A                 |   |
| 3,5+3,5+6,0     |                 | 2,42                      | 2,42    | 4,16    | ---     | ---     | 3,84                      | 10,40 | 11,05 | 0,67                                 | 2,63 | 2,91 | 3,95 | A                 |   |
| 3,5+3,5+7,1     |                 | 2,23                      | 2,23    | 4,54    | ---     | ---     | 4,13                      | 10,40 | 11,09 | 0,72                                 | 2,62 | 2,90 | 3,97 | A                 |   |
| 3,5+5,0+5,0     |                 | 2,34                      | 3,33    | 3,33    | ---     | ---     | 4,44                      | 10,40 | 11,12 | 0,79                                 | 2,61 | 2,88 | 3,98 | A                 |   |
| 3,5+5,0+6,0     |                 | 2,18                      | 3,10    | 3,72    | ---     | ---     | 3,70                      | 10,40 | 10,74 | 0,71                                 | 2,87 | 3,03 | 3,62 | A                 |   |
| 3,5+5,0+7,1     |                 | 2,02                      | 2,88    | 4,10    | ---     | ---     | 4,13                      | 10,40 | 11,06 | 0,72                                 | 2,63 | 2,91 | 3,95 | A                 |   |
| 3,5+6,0+6,0     |                 | 2,04                      | 3,48    | 3,48    | ---     | ---     | 4,41                      | 10,40 | 11,10 | 0,77                                 | 2,61 | 2,89 | 3,98 | A                 |   |
| 5,0+5,0+5,0     |                 | 3,00                      | 3,00    | 3,00    | ---     | ---     | 4,72                      | 10,40 | 11,13 | 0,84                                 | 2,60 | 2,88 | 4,00 | A                 |   |
| 2,0+2,0+2,0+2,0 |                 | 1,86                      | 1,86    | 1,86    | 1,86    | ---     | 4,55                      | 10,40 | 11,38 | 0,74                                 | 2,46 | 2,84 | 4,23 | A                 |   |
| 2,0+2,0+2,0+2,5 |                 | 1,79                      | 1,79    | 1,79    | 2,22    | ---     | 4,83                      | 10,40 | 11,42 | 0,81                                 | 2,44 | 2,82 | 4,26 | A                 |   |
| 2,0+2,0+2,0+3,5 |                 | 1,67                      | 1,67    | 1,67    | 2,93    | ---     | 3,28                      | 10,31 | 11,06 | 0,64                                 | 2,70 | 3,04 | 3,82 | A                 |   |
| 2,0+2,0+2,0+5,0 |                 | 1,54                      | 1,54    | 1,54    | 3,85    | ---     | 3,56                      | 10,40 | 10,73 | 0,68                                 | 2,87 | 3,04 | 3,62 | A                 |   |
| 2,0+2,0+2,0+6,0 |                 | 1,47                      | 1,47    | 1,47    | 4,41    | ---     | 3,99                      | 10,40 | 11,05 | 0,70                                 | 2,63 | 2,91 | 3,95 | A                 |   |
| 5MXS90E7V3B     | 2,0+2,0+2,0+7,1 | 1,37                      | 1,37    | 1,37    | 4,89    | ---     | 4,27                      | 10,40 | 11,09 | 0,74                                 | 2,62 | 2,90 | 3,97 | A                 |   |
|                 | 2,0+2,0+2,5+2,5 | 1,73                      | 1,73    | 2,16    | 2,16    | ---     | 3,58                      | 10,40 | 11,12 | 0,82                                 | 2,61 | 2,88 | 3,98 | A                 |   |
|                 | 2,0+2,0+2,5+3,5 | 1,62                      | 1,62    | 2,03    | 2,85    | ---     | 4,84                      | 10,40 | 10,74 | 0,73                                 | 2,87 | 3,03 | 3,62 | A                 |   |
|                 | 2,0+2,0+2,5+5,0 | 1,50                      | 1,50    | 1,88    | 3,77    | ---     | 4,27                      | 10,40 | 11,06 | 0,75                                 | 2,63 | 2,91 | 3,95 | A                 |   |
|                 | 2,0+2,0+2,5+6,0 | 1,44                      | 1,44    | 1,80    | 4,32    | ---     | 4,55                      | 10,40 | 11,10 | 0,82                                 | 2,61 | 2,89 | 3,98 | A                 |   |
|                 | 2,0+2,0+2,5+7,1 | 1,32                      | 1,32    | 1,65    | 4,71    | ---     | 4,86                      | 10,40 | 11,13 | 0,87                                 | 2,60 | 2,88 | 4,00 | A                 |   |
|                 | 2,0+2,0+3,5+3,5 | 1,54                      | 1,54    | 2,70    | 2,70    | ---     | 4,69                      | 10,40 | 11,38 | 0,76                                 | 2,46 | 2,84 | 4,23 | A                 |   |
|                 | 2,0+2,0+3,5+5,0 | 1,44                      | 1,44    | 2,52    | 3,60    | ---     | 4,97                      | 10,40 | 11,42 | 0,83                                 | 2,44 | 2,82 | 4,26 | A                 |   |
|                 | 2,0+2,0+3,5+6,0 | 1,33                      | 1,33    | 2,34    | 4,00    | ---     | 4,13                      | 10,40 | 10,74 | 0,78                                 | 2,86 | 3,03 | 3,64 | A                 |   |
|                 | 2,0+2,0+3,5+7,1 | 1,23                      | 1,23    | 2,16    | 4,38    | ---     | 4,55                      | 10,40 | 11,07 | 0,83                                 | 2,63 | 2,91 | 3,95 | A                 |   |
|                 | 2,0+2,0+5,0+5,0 | 1,29                      | 1,29    | 3,21    | 3,21    | ---     | 4,83                      | 10,40 | 11,11 | 0,87                                 | 2,61 | 2,89 | 3,98 | A                 |   |
|                 | 2,0+2,0+5,0+6,0 | 1,20                      | 1,20    | 3,00    | 3,60    | ---     | 4,97                      | 10,40 | 11,39 | 0,84                                 | 2,46 | 2,84 | 4,23 | A                 |   |
|                 | 2,0+2,5+2,5+2,5 | 1,67                      | 2,09    | 2,09    | 2,09    | ---     | 3,42                      | 10,40 | 10,72 | 0,66                                 | 2,87 | 3,04 | 3,62 | A                 |   |
|                 | 2,0+2,5+2,5+3,5 | 1,57                      | 1,98    | 1,98    | 2,77    | ---     | 3,70                      | 10,40 | 10,73 | 0,71                                 | 2,87 | 3,04 | 3,62 | A                 |   |
|                 | 2,0+2,5+2,5+5,0 | 1,46                      | 1,84    | 1,84    | 3,68    | ---     | 4,13                      | 10,40 | 11,05 | 0,72                                 | 2,63 | 2,91 | 3,95 | A                 |   |
|                 | 2,0+2,5+2,5+6,0 | 1,39                      | 1,73    | 1,73    | 4,15    | ---     | 4,41                      | 10,40 | 11,09 | 0,77                                 | 2,62 | 2,90 | 3,97 | A                 |   |
|                 | 2,0+2,5+2,5+7,1 | 1,27                      | 1,60    | 1,60    | 4,53    | ---     | 4,72                      | 10,40 | 11,12 | 0,84                                 | 2,61 | 2,88 | 3,98 | A                 |   |
|                 | 2,0+2,5+3,5+3,5 | 1,50                      | 1,89    | 2,63    | 2,63    | ---     | 3,99                      | 10,40 | 10,74 | 0,76                                 | 2,87 | 3,03 | 3,62 | A                 |   |
|                 | 2,0+2,5+3,5+5,0 | 1,39                      | 1,73    | 2,42    | 3,46    | ---     | 4,41                      | 10,40 | 11,06 | 0,77                                 | 2,63 | 2,91 | 3,95 | A                 |   |
|                 | 2,0+2,5+3,5+6,0 | 1,28                      | 1,61    | 2,25    | 3,86    | ---     | 4,69                      | 10,40 | 11,10 | 0,85                                 | 2,61 | 2,89 | 3,98 | A                 |   |
|                 | 2,0+2,5+3,5+7,1 | 1,19                      | 1,49    | 2,09    | 4,23    | ---     | 5,00                      | 10,40 | 11,13 | 0,90                                 | 2,60 | 2,88 | 4,00 | A                 |   |
|                 | 2,0+2,5+5,0+5,0 | 1,25                      | 1,55    | 3,10    | 3,10    | ---     | 4,83                      | 10,40 | 11,38 | 0,82                                 | 2,46 | 2,84 | 4,23 | A                 |   |
|                 | 2,0+2,5+5,0+6,0 | 1,17                      | 1,45    | 2,90    | 3,48    | ---     | 4,27                      | 10,40 | 10,74 | 0,84                                 | 2,86 | 3,03 | 3,64 | A                 |   |
|                 | 2,0+3,5+3,5+3,5 | 1,44                      | 2,52    | 2,52    | 2,52    | ---     | 4,69                      | 10,40 | 11,07 | 0,85                                 | 2,63 | 2,91 | 3,95 | A                 |   |
|                 | 2,0+3,5+3,5+5,0 | 1,29                      | 2,25    | 2,25    |         |         |                           |       |       |                                      |      |      |      |                   |   |

# VERWARMEN

| BUITENUNIT          | BINNEN UNITS        | VERWARMINGSCAPACITEIT(KW) |         |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |       |       | OPGENOMEN VERMOGEN VERWARMEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL |
|---------------------|---------------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------|-------|-------|-----------------------------------|------|------|------|---------------|
|                     |                     | KAMERA                    | KAMER B | KAMER C | KAMER D | KAMER E | MIN                    | NOM   | MAX   | MIN                               | NOM  | MAX  |      |               |
| 5MXS90E7V3B         | 2,5+2,5+2,5+3,5     | 2,36                      | 2,36    | 2,36    | 3,32    | ---     | 3,70                   | 10,40 | 10,73 | 0,71                              | 2,87 | 3,04 | 3,62 | A             |
|                     | 2,5+2,5+2,5+5,0     | 2,08                      | 2,08    | 2,08    | 4,16    | ---     | 4,13                   | 10,40 | 11,05 | 0,72                              | 2,63 | 2,91 | 3,95 | A             |
|                     | 2,5+2,5+2,5+6,0     | 1,93                      | 1,93    | 1,93    | 4,61    | ---     | 4,41                   | 10,40 | 11,09 | 0,77                              | 2,62 | 2,90 | 3,97 | A             |
|                     | 2,5+2,5+2,5+7,1     | 1,78                      | 1,78    | 1,78    | 5,06    | ---     | 4,72                   | 10,40 | 11,12 | 0,84                              | 2,61 | 2,88 | 3,98 | A             |
|                     | 2,5+2,5+3,5+3,5     | 2,17                      | 2,17    | 3,03    | 3,03    | ---     | 3,99                   | 10,40 | 10,74 | 0,76                              | 2,87 | 3,03 | 3,62 | A             |
|                     | 2,5+2,5+3,5+5,0     | 1,93                      | 1,93    | 2,70    | 3,84    | ---     | 4,41                   | 10,40 | 11,06 | 0,77                              | 2,63 | 2,91 | 3,95 | A             |
|                     | 2,5+2,5+3,5+6,0     | 1,79                      | 1,79    | 2,51    | 4,31    | ---     | 4,69                   | 10,40 | 11,10 | 0,85                              | 2,61 | 2,89 | 3,98 | A             |
|                     | 2,5+2,5+3,5+7,1     | 1,67                      | 1,67    | 2,33    | 4,73    | ---     | 5,00                   | 10,40 | 11,13 | 0,90                              | 2,60 | 2,88 | 4,00 | A             |
|                     | 2,5+2,5+5,0+5,0     | 1,73                      | 1,73    | 3,47    | 3,47    | ---     | 4,83                   | 10,40 | 11,38 | 0,82                              | 2,46 | 2,84 | 4,23 | A             |
|                     | 2,5+3,5+3,5+3,5     | 2,00                      | 2,8     | 2,80    | 2,80    | ---     | 4,27                   | 10,40 | 10,74 | 0,84                              | 2,86 | 3,03 | 3,64 | A             |
|                     | 2,5+3,5+3,5+5,0     | 1,79                      | 2,51    | 2,51    | 3,59    | ---     | 4,69                   | 10,40 | 11,07 | 0,85                              | 2,63 | 2,91 | 3,95 | A             |
|                     | 2,5+3,5+3,5+6,0     | 1,67                      | 2,35    | 2,35    | 4,03    | ---     | 4,97                   | 10,40 | 11,11 | 0,90                              | 2,61 | 2,89 | 3,98 | A             |
|                     | 3,5+3,5+3,5+3,5     | 2,60                      | 2,60    | 2,60    | 2,60    | ---     | 4,55                   | 10,40 | 10,75 | 0,89                              | 2,86 | 3,03 | 3,64 | A             |
|                     | 3,5+3,5+3,5+5,0     | 2,35                      | 2,35    | 2,35    | 3,35    | ---     | 4,97                   | 10,40 | 11,08 | 0,91                              | 2,62 | 2,90 | 3,97 | A             |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 | 2,08                      | 2,08    | 2,08    | 2,08    | 2,08    | 3,42                   | 10,40 | 11,10 | 0,58                              | 2,62 | 2,89 | 3,97 | A             |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,0+2,5 | 1,98                      | 1,98    | 1,98    | 1,98    | 2,48    | 3,56                   | 10,40 | 11,10 | 0,60                              | 2,62 | 2,89 | 3,97 | A             |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,0+3,5 | 1,81                      | 1,81    | 1,81    | 1,81    | 3,16    | 3,84                   | 10,40 | 11,11 | 0,67                              | 2,61 | 2,89 | 3,98 | A             |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,0+5,0 | 1,60                      | 1,60    | 1,60    | 1,60    | 4,00    | 4,27                   | 10,40 | 11,43 | 0,68                              | 2,44 | 2,82 | 4,26 | A             |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,0+6,0 | 1,49                      | 1,49    | 1,49    | 1,49    | 4,44    | 4,55                   | 10,40 | 11,47 | 0,72                              | 2,38 | 2,81 | 4,37 | A             |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,0+7,1 | 1,38                      | 1,38    | 1,38    | 1,38    | 4,88    | 4,86                   | 10,40 | 11,50 | 0,79                              | 2,36 | 2,79 | 4,41 | A             |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,5+2,5 | 1,90                      | 1,90    | 1,90    | 2,35    | 2,35    | 3,70                   | 10,40 | 11,10 | 0,62                              | 2,62 | 2,89 | 3,97 | A             |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,5+3,5 | 1,73                      | 1,73    | 1,73    | 2,17    | 3,04    | 3,99                   | 10,40 | 11,11 | 0,69                              | 2,61 | 2,89 | 3,98 | A             |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,5+5,0 | 1,54                      | 1,54    | 1,54    | 1,93    | 3,85    | 4,41                   | 10,40 | 11,43 | 0,70                              | 2,44 | 2,82 | 4,26 | A             |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,5+6,0 | 1,43                      | 1,43    | 1,43    | 1,80    | 4,31    | 4,69                   | 10,40 | 11,47 | 0,74                              | 2,38 | 2,81 | 4,37 | A             |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,5+7,1 | 1,33                      | 1,33    | 1,33    | 1,67    | 4,74    | 5,00                   | 10,40 | 11,50 | 0,82                              | 2,36 | 2,79 | 4,41 | A             |
|                     | 2,0+2,0+2,0+3,5+3,5 | 1,90                      | 1,90    | 1,90    | 2,35    | 2,35    | 3,70                   | 10,40 | 11,10 | 0,62                              | 2,62 | 2,89 | 3,97 | A             |
|                     | 2,0+2,0+2,0+3,5+5,0 | 1,43                      | 1,43    | 1,43    | 2,51    | 3,60    | 4,69                   | 10,40 | 11,44 | 0,75                              | 2,44 | 2,82 | 4,26 | A             |
|                     | 2,0+2,0+2,0+3,5+6,0 | 1,34                      | 1,34    | 1,34    | 2,35    | 4,03    | 4,97                   | 10,40 | 11,48 | 0,82                              | 2,37 | 2,80 | 4,39 | A             |
|                     | 2,0+2,0+2,5+2,5+2,5 | 1,81                      | 1,81    | 2,26    | 2,26    | 2,26    | 3,84                   | 10,40 | 11,10 | 0,67                              | 2,62 | 2,89 | 3,97 | A             |
|                     | 2,0+2,0+2,5+2,5+3,5 | 1,66                      | 1,66    | 2,08    | 2,08    | 2,92    | 4,13                   | 10,40 | 11,11 | 0,71                              | 2,61 | 2,89 | 3,98 | A             |
|                     | 2,0+2,0+2,5+2,5+5,0 | 1,49                      | 1,49    | 1,86    | 1,86    | 3,70    | 4,55                   | 10,40 | 11,43 | 0,73                              | 2,44 | 2,82 | 4,26 | A             |
|                     | 2,0+2,0+2,5+2,5+6,0 | 1,39                      | 1,39    | 1,73    | 1,73    | 4,16    | 4,83                   | 10,40 | 11,47 | 0,80                              | 2,38 | 2,81 | 4,37 | A             |
|                     | 2,0+2,0+2,5+3,5+3,5 | 1,54                      | 1,54    | 1,92    | 2,70    | 2,70    | 4,41                   | 10,40 | 11,11 | 0,76                              | 2,61 | 2,89 | 3,98 | A             |
| 2,0+2,0+2,5+3,5+5,0 | 1,39                | 1,39                      | 1,72    | 2,43    | 3,47    | 4,83    | 10,40                  | 11,44 | 0,80  | 2,44                              | 2,82 | 4,26 | A    |               |
| 2,0+2,0+3,5+3,5+3,5 | 1,44                | 1,44                      | 2,52    | 2,50    | 2,50    | 4,69    | 10,40                  | 11,12 | 0,84  | 2,61                              | 2,89 | 3,98 | A    |               |
| 2,0+2,5+2,5+2,5+2,5 | 1,72                | 2,17                      | 2,17    | 2,17    | 2,17    | 3,99    | 10,40                  | 11,10 | 0,69  | 2,62                              | 2,89 | 3,97 | A    |               |
| 2,0+2,5+2,5+2,5+3,5 | 1,60                | 2,00                      | 2,00    | 2,00    | 2,80    | 4,27    | 10,40                  | 11,11 | 0,74  | 2,61                              | 2,89 | 3,98 | A    |               |
| 2,0+2,5+2,5+2,5+5,0 | 1,44                | 1,79                      | 1,79    | 1,79    | 3,59    | 4,69    | 10,40                  | 11,43 | 0,75  | 2,44                              | 2,82 | 4,26 | A    |               |
| 2,0+2,5+2,5+2,5+6,0 | 1,33                | 1,68                      | 1,68    | 1,68    | 4,03    | 4,97    | 10,40                  | 11,47 | 0,82  | 2,38                              | 2,81 | 4,37 | A    |               |
| 2,0+2,5+2,5+3,5+3,5 | 1,48                | 1,86                      | 1,86    | 2,60    | 2,60    | 4,55    | 10,40                  | 11,11 | 0,82  | 2,61                              | 2,89 | 3,98 | A    |               |
| 2,0+2,5+2,5+3,5+5,0 | 1,34                | 1,68                      | 1,68    | 2,35    | 3,35    | 4,97    | 10,40                  | 11,44 | 0,83  | 2,44                              | 2,82 | 4,26 | A    |               |
| 2,0+2,5+3,5+3,5+3,5 | 1,38                | 1,73                      | 2,43    | 2,43    | 2,43    | 4,83    | 10,40                  | 11,12 | 0,87  | 2,61                              | 2,89 | 3,98 | A    |               |
| 2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 | 2,08                | 2,08                      | 2,08    | 2,08    | 2,08    | 4,13    | 10,40                  | 11,10 | 0,72  | 2,62                              | 2,89 | 3,97 | A    |               |
| 2,5+2,5+2,5+2,5+3,5 | 1,93                | 1,93                      | 1,93    | 1,93    | 2,68    | 4,41    | 10,40                  | 11,11 | 0,77  | 2,61                              | 2,89 | 3,98 | A    |               |
| 2,5+2,5+2,5+2,5+5,0 | 1,73                | 1,73                      | 1,73    | 1,73    | 3,48    | 4,83    | 10,40                  | 11,43 | 0,81  | 2,44                              | 2,82 | 4,26 | A    |               |
| 2,5+2,5+2,5+3,5+3,5 | 1,80                | 1,80                      | 1,80    | 2,50    | 2,50    | 4,69    | 10,40                  | 11,11 | 0,85  | 2,61                              | 2,89 | 3,98 | A    |               |
| 2,5+2,5+3,5+3,5+3,5 | 1,69                | 1,69                      | 2,34    | 2,34    | 2,34    | 4,97    | 10,40                  | 11,12 | 0,90  | 2,61                              | 2,89 | 3,98 | A    |               |

Opmerking: Aangesloten op 2,0, 2,5, 3,5 en 5,0 Klasse: wandmodel type D / 5,0, 6,0, 7,1 Klasse : wandmodel type E

# KOELEN

| BUITENUNIT  | BINNEN UNITS | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |      | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |      |
|-------------|--------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------|------|------|--------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|------|
|             |              | KAMERA              | KAMER B | KAMER C | KAMER D | KAMER E | MIN                    | NOM  | MAX  | MIN                            | NOM  | MAX  |      |               |           |      |
| 5MXS90E7V3B | 2,0          | 2,00                | ---     | ---     | ---     | ---     | 1,88                   | 2,00 | 3,03 | 0,45                           | 0,56 | 1,02 | 3,57 | A             | 280       |      |
|             | 2,5          | 2,50                | ---     | ---     | ---     | ---     | 2,00                   | 2,50 | 3,54 | 0,49                           | 0,71 | 1,22 | 3,52 | A             | 355       |      |
|             | 3,5          | 3,50                | ---     | ---     | ---     | ---     | 2,05                   | 3,50 | 4,80 | 0,52                           | 1,14 | 1,47 | 3,07 | B             | 570       |      |
|             | 5,0          | 5,00                | ---     | ---     | ---     | ---     | 2,22                   | 5,00 | 5,82 | 0,49                           | 1,52 | 1,79 | 3,29 | A             | 760       |      |
|             | 6,0          | 6,00                | ---     | ---     | ---     | ---     | 2,33                   | 6,00 | 6,60 | 0,50                           | 1,89 | 2,24 | 3,17 | B             | 945       |      |
|             | 7,1          | 7,10                | ---     | ---     | ---     | ---     | 2,45                   | 7,10 | 7,38 | 0,53                           | 2,57 | 2,74 | 2,76 | D             | 1285      |      |
|             | 2,0+2,0      | 2,00                | 2,00    | ---     | ---     | ---     | 2,11                   | 4,00 | 5,28 | 0,49                           | 1,14 | 1,79 | 3,51 | A             | 570       |      |
|             | 2,0+2,5      | 2,00                | 2,50    | ---     | ---     | ---     | 2,16                   | 4,50 | 5,70 | 0,49                           | 1,30 | 1,79 | 3,46 | A             | 650       |      |
|             | 2,0+3,5      | 2,00                | 3,50    | ---     | ---     | ---     | 2,27                   | 5,50 | 6,32 | 0,49                           | 1,70 | 2,09 | 3,24 | A             | 850       |      |
|             | 2,0+5,0      | 2,00                | 5,00    | ---     | ---     | ---     | 2,44                   | 7,00 | 7,31 | 0,50                           | 2,22 | 2,39 | 3,15 | B             | 1110      |      |
|             | 2,0+6,0      | 1,86                | 5,56    | ---     | ---     | ---     | 2,58                   | 7,42 | 7,96 | 0,54                           | 2,45 | 2,81 | 3,03 | B             | 1225      |      |
|             | 2,0+7,1      | 1,71                | 6,09    | ---     | ---     | ---     | 2,74                   | 7,80 | 8,44 | 0,57                           | 2,69 | 3,13 | 2,90 | C             | 1345      |      |
|             | 2,5+2,5      | 2,50                | 2,50    | ---     | ---     | ---     | 2,22                   | 5,00 | 6,15 | 0,46                           | 1,38 | 1,99 | 3,62 | A             | 690       |      |
|             | 2,5+3,5      | 2,50                | 3,50    | ---     | ---     | ---     | 2,33                   | 6,00 | 6,60 | 0,49                           | 1,94 | 2,29 | 3,09 | B             | 970       |      |
|             | 2,5+5,0      | 2,41                | 4,83    | ---     | ---     | ---     | 2,51                   | 7,24 | 7,64 | 0,54                           | 2,39 | 2,62 | 3,03 | B             | 1195      |      |
|             | 2,5+6,0      | 2,23                | 5,36    | ---     | ---     | ---     | 2,66                   | 7,59 | 8,25 | 0,57                           | 2,57 | 2,99 | 2,95 | C             | 1285      |      |
|             | 2,5+7,1      | 2,08                | 5,90    | ---     | ---     | ---     | 2,82                   | 7,98 | 8,44 | 0,60                           | 2,81 | 3,13 | 2,84 | C             | 1405      |      |
|             | 3,5+3,5      | 3,50                | 3,50    | ---     | ---     | ---     | 2,44                   | 7,00 | 7,31 | 0,53                           | 2,51 | 2,74 | 2,79 | D             | 1255      |      |
|             | 3,5+5,0      | 3,13                | 4,46    | ---     | ---     | ---     | 2,66                   | 7,59 | 8,21 | 0,57                           | 2,56 | 2,99 | 2,96 | C             | 1280      |      |
|             | 3,5+6,0      | 2,93                | 5,01    | ---     | ---     | ---     | 2,80                   | 7,94 | 8,42 | 0,60                           | 2,81 | 3,12 | 2,83 | C             | 1405      |      |
|             | 3,5+7,1      | 2,75                | 5,58    | ---     | ---     | ---     | 2,96                   | 8,33 | 8,44 | 0,64                           | 3,06 | 3,13 | 2,72 | D             | 1530      |      |
|             | 5,0+5,0      | 4,06                | 4,06    | ---     | ---     | ---     | 2,88                   | 8,12 | 9,02 | 0,61                           | 2,62 | 3,21 | 3,10 | B             | 1310      |      |
|             | 5,0+6,0      | 3,85                | 4,62    | ---     | ---     | ---     | 3,02                   | 8,47 | 9,05 | 0,61                           | 2,81 | 3,21 | 3,01 | B             | 1405      |      |
|             | 5,0+7,1      | 3,66                | 5,20    | ---     | ---     | ---     | 3,19                   | 8,86 | 9,25 | 0,64                           | 3,08 | 3,35 | 2,88 | C             | 1540      |      |
|             | 6,0+6,0      | 4,41                | 4,41    | ---     | ---     | ---     | 3,17                   | 8,82 | 9,27 | 0,64                           | 3,08 | 3,36 | 2,86 | C             | 1540      |      |
|             | 6,0+7,1      | 4,12                | 4,88    | ---     | ---     | ---     | 3,33                   | 9,00 | 9,29 | 0,68                           | 3,08 | 3,36 | 2,92 | C             | 1540      |      |
|             | 5MXS90E7V3B  | 7,1+7,1             | 4,50    | 4,50    | ---     | ---     | ---                    | 3,49 | 9,00 | 9,31                           | 0,71 | 3,02 | 3,36 | 2,98          | C         | 1510 |
|             |              | 2,0+2,0+2,0         | 2,00    | 2,00    | 2,00    | ---     | ---                    | 2,33 | 6,00 | 6,63                           | 0,50 | 1,66 | 2,01 | 3,61          | A         | 830  |
|             |              | 2,0+2,0+2,5         | 2,00    | 2,00    | 2,50    | ---     | ---                    | 2,38 | 6,50 | 6,97                           | 0,50 | 1,96 | 2,22 | 3,32          | A         | 980  |
|             |              | 2,0+2,0+3,5         | 1,93    | 1,93    | 3,38    | ---     | -                      | 2,51 | 7,24 | 7,64                           | 0,54 | 2,39 | 2,62 | 3,03          | B         | 1195 |

# KOELEN

| BUITENUNIT         | BINNEN UNITS    | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |       | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |
|--------------------|-----------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------|------|-------|--------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|
|                    |                 | KAMER A             | KAMER B | KAMER C | KAMER D | KAMER E | MIN                    | NOM  | MAX   | MIN                            | NOM  | MAX  |      |               |           |
|                    |                 | <b>5MXS90E7V3B</b>  |         |         |         |         |                        |      |       |                                |      |      |      |               |           |
|                    | 2.0+2.0+5.0     | 1.72                | 1.72    | 4.33    | ---     | ---     | 2.73                   | 7.77 | 8.53  | 0.58                           | 2.38 | 2.87 | 3.26 | A             | 1190      |
|                    | 2.0+2.0+6.0     | 1.62                | 1.62    | 4.88    | ---     | ---     | 2.88                   | 8.12 | 9.03  | 0.61                           | 2.62 | 3.21 | 3.10 | B             | 1310      |
|                    | 2.0+2.0+7.0     | 1.53                | 1.53    | 5.45    | ---     | ---     | 3.04                   | 8.51 | 9.25  | 0.61                           | 2.81 | 3.35 | 3.03 | B             | 1405      |
|                    | 2.0+2.5+2.5     | 2.00                | 2.50    | 2.50    | ---     | ---     | 2.44                   | 7.00 | 7.31  | 0.50                           | 2.22 | 2.39 | 3.15 | B             | 1110      |
|                    | 2.0+2.5+3.5     | 1.86                | 2.32    | 3.24    | ---     | ---     | 2.58                   | 7.42 | 7.96  | 0.54                           | 2.51 | 2.87 | 2.96 | C             | 1255      |
|                    | 2.0+2.5+5.0     | 1.67                | 2.09    | 4.18    | ---     | ---     | 2.80                   | 7.94 | 8.78  | 0.58                           | 2.49 | 3.07 | 3.19 | B             | 1245      |
|                    | 2.0+2.5+6.0     | 1.58                | 1.98    | 4.74    | ---     | ---     | 2.95                   | 8.30 | 9.05  | 0.61                           | 2.68 | 3.21 | 3.10 | B             | 1340      |
|                    | 2.0+2.5+7.0     | 1.50                | 1.87    | 5.31    | ---     | ---     | 3.11                   | 8.68 | 9.25  | 0.64                           | 2.94 | 3.35 | 2.95 | C             | 1470      |
|                    | 2.0+3.5+3.5     | 1.73                | 3.02    | 3.02    | ---     | ---     | 2.73                   | 7.77 | 8.38  | 0.57                           | 2.74 | 3.12 | 2.84 | C             | 1370      |
|                    | 2.0+3.5+5.0     | 1.58                | 2.77    | 3.95    | ---     | ---     | 2.95                   | 8.30 | 9.01  | 0.61                           | 2.74 | 3.21 | 3.03 | B             | 1370      |
|                    | 2.0+3.5+6.0     | 1.50                | 2.63    | 4.52    | ---     | ---     | 3.10                   | 8.65 | 9.23  | 0.64                           | 2.94 | 3.35 | 2.94 | C             | 1470      |
|                    | 2.0+3.5+7.0     | 1.43                | 2.50    | 5.07    | ---     | ---     | 3.26                   | 9.00 | 9.25  | 0.68                           | 3.21 | 3.35 | 2.80 | C             | 1605      |
|                    | 2.0+5.0+5.0     | 1.46                | 3.68    | 3.68    | ---     | ---     | 3.17                   | 8.82 | 9.81  | 0.64                           | 2.74 | 3.44 | 3.22 | A             | 1370      |
|                    | 2.0+5.0+6.0     | 1.39                | 3.46    | 4.15    | ---     | ---     | 3.32                   | 9.00 | 9.87  | 0.64                           | 2.81 | 3.45 | 3.20 | A             | 1405      |
|                    | 2.0+5.0+7.0     | 1.28                | 3.19    | 4.53    | ---     | ---     | 3.48                   | 9.00 | 9.89  | 0.68                           | 2.74 | 3.45 | 3.28 | A             | 1370      |
|                    | 2.0+6.0+6.0     | 1.28                | 3.86    | 3.86    | ---     | ---     | 3.46                   | 9.00 | 9.90  | 0.68                           | 2.68 | 3.45 | 3.36 | A             | 1340      |
|                    | 2.0+6.0+7.0     | 1.19                | 3.58    | 4.23    | ---     | ---     | 3.63                   | 9.00 | 10.37 | 0.71                           | 2.61 | 4.00 | 3.45 | A             | 1305      |
|                    | 2.5+2.5+2.5     | 2.41                | 2.41    | 2.41    | ---     | ---     | 2.51                   | 7.23 | 7.64  | 0.54                           | 2.39 | 2.62 | 3.03 | B             | 1195      |
|                    | 2.5+2.5+3.5     | 2.23                | 2.23    | 3.13    | ---     | ---     | 2.66                   | 7.59 | 8.21  | 0.57                           | 2.62 | 2.99 | 2.90 | C             | 1310      |
|                    | 2.5+2.5+5.0     | 2.03                | 2.03    | 4.06    | ---     | ---     | 2.88                   | 8.12 | 9.01  | 0.61                           | 2.62 | 3.21 | 3.10 | B             | 1310      |
|                    | 2.5+2.5+6.0     | 1.93                | 1.93    | 4.61    | ---     | ---     | 3.02                   | 8.47 | 9.05  | 0.61                           | 2.81 | 3.21 | 3.01 | B             | 1405      |
|                    | 2.5+2.5+7.0     | 1.83                | 1.83    | 5.20    | ---     | ---     | 3.19                   | 8.86 | 9.25  | 0.64                           | 3.08 | 3.35 | 2.88 | C             | 1540      |
|                    | 2.5+3.5+3.5     | 2.08                | 2.93    | 2.93    | ---     | ---     | 2.80                   | 7.94 | 8.38  | 0.60                           | 2.80 | 3.12 | 2.84 | C             | 1400      |
|                    | 2.5+3.5+5.0     | 1.93                | 2.70    | 3.84    | ---     | ---     | 3.02                   | 8.47 | 9.01  | 0.61                           | 2.87 | 3.21 | 2.95 | C             | 1435      |
|                    | 2.5+3.5+6.0     | 1.84                | 2.57    | 4.41    | ---     | ---     | 3.17                   | 8.82 | 9.23  | 0.64                           | 3.07 | 3.35 | 2.87 | C             | 1535      |
|                    | 2.5+3.5+7.0     | 1.72                | 2.40    | 4.88    | ---     | ---     | 3.33                   | 9.00 | 9.25  | 0.68                           | 3.21 | 3.35 | 2.80 | C             | 1605      |
| <b>5MXS90E7V3B</b> |                 |                     |         |         |         |         |                        |      |       |                                |      |      |      |               |           |
|                    | 2.5+5.0+5.0     | 1.80                | 3.60    | 3.60    | ---     | ---     | 3.24                   | 9.00 | 9.83  | 0.64                           | 2.87 | 3.44 | 3.14 | B             | 1435      |
|                    | 2.5+5.0+6.0     | 1.67                | 3.33    | 4.00    | ---     | ---     | 3.39                   | 9.00 | 9.87  | 0.68                           | 2.87 | 3.45 | 3.14 | B             | 1435      |
|                    | 2.5+5.0+7.0     | 1.54                | 3.08    | 4.38    | ---     | ---     | 3.55                   | 9.00 | 9.89  | 0.71                           | 2.74 | 3.45 | 3.28 | A             | 1370      |
|                    | 2.5+6.0+6.0     | 1.56                | 3.72    | 3.72    | ---     | ---     | 3.54                   | 9.00 | 9.90  | 0.71                           | 2.74 | 3.45 | 3.28 | A             | 1370      |
|                    | 2.5+6.0+7.0     | 1.44                | 3.46    | 4.10    | ---     | ---     | 3.70                   | 9.00 | 10.37 | 0.71                           | 2.68 | 4.00 | 3.36 | A             | 1340      |
|                    | 3.5+3.5+3.5     | 2.77                | 2.77    | 2.77    | ---     | ---     | 2.95                   | 8.31 | 8.50  | 0.64                           | 3.12 | 3.25 | 2.66 | D             | 1560      |
|                    | 3.5+3.5+5.0     | 2.57                | 2.57    | 3.68    | ---     | ---     | 3.17                   | 8.82 | 9.19  | 0.64                           | 3.07 | 3.34 | 2.87 | C             | 1535      |
|                    | 3.5+3.5+6.0     | 2.42                | 2.42    | 4.16    | ---     | ---     | 3.32                   | 9.00 | 9.23  | 0.68                           | 3.14 | 3.35 | 2.87 | C             | 1570      |
|                    | 3.5+3.5+7.0     | 2.23                | 2.23    | 4.54    | ---     | ---     | 3.48                   | 9.00 | 9.25  | 0.71                           | 3.08 | 3.35 | 2.92 | C             | 1540      |
|                    | 3.5+5.0+5.0     | 2.34                | 3.33    | 3.33    | ---     | ---     | 3.39                   | 9.00 | 9.83  | 0.68                           | 2.87 | 3.44 | 3.14 | B             | 1435      |
|                    | 3.5+5.0+6.0     | 2.18                | 3.10    | 3.72    | ---     | ---     | 3.54                   | 9.00 | 9.87  | 0.71                           | 2.87 | 3.45 | 3.14 | B             | 1435      |
|                    | 3.5+5.0+7.0     | 2.02                | 2.88    | 4.10    | ---     | ---     | 3.70                   | 9.00 | 10.34 | 0.71                           | 2.74 | 3.99 | 3.28 | A             | 1370      |
|                    | 3.5+6.0+6.0     | 2.04                | 3.48    | 3.48    | ---     | ---     | 3.69                   | 9.00 | 10.35 | 0.71                           | 2.74 | 3.99 | 3.28 | A             | 1370      |
|                    | 5.0+5.0+5.0     | 3.00                | 3.00    | 3.00    | ---     | ---     | 3.61                   | 9.00 | 10.45 | 0.68                           | 3.02 | 3.54 | 3.57 | A             | 1260      |
|                    | 2.0+2.0+2.0+2.0 | 1.86                | 1.86    | 1.86    | 1.86    | ---     | 2.58                   | 7.44 | 7.96  | 0.54                           | 2.09 | 2.38 | 3.56 | A             | 1045      |
|                    | 2.0+2.0+2.0+2.5 | 1.79                | 1.79    | 1.79    | 2.22    | ---     | 2.66                   | 7.59 | 8.25  | 0.54                           | 2.15 | 2.56 | 3.53 | A             | 1075      |
|                    | 2.0+2.0+2.0+3.5 | 1.67                | 1.67    | 1.67    | 2.93    | ---     | 2.80                   | 7.94 | 8.78  | 0.58                           | 2.38 | 2.87 | 3.34 | A             | 1190      |
|                    | 2.0+2.0+2.0+5.0 | 1.54                | 1.54    | 1.54    | 3.85    | ---     | 3.02                   | 8.47 | 9.45  | 0.61                           | 2.54 | 3.15 | 3.33 | A             | 1270      |
|                    | 2.0+2.0+2.0+6.0 | 1.47                | 1.47    | 1.47    | 4.41    | ---     | 3.17                   | 8.82 | 9.81  | 0.64                           | 2.74 | 3.45 | 3.22 | A             | 1370      |
|                    | 2.0+2.0+2.0+7.0 | 1.37                | 1.37    | 1.37    | 4.89    | ---     | 3.33                   | 9.00 | 9.89  | 0.64                           | 2.81 | 3.45 | 3.20 | A             | 1405      |
|                    | 2.0+2.0+2.5+2.5 | 1.73                | 1.73    | 2.16    | 2.16    | ---     | 2.73                   | 7.78 | 8.53  | 0.58                           | 2.26 | 2.74 | 3.44 | A             | 1130      |
|                    | 2.0+2.0+2.5+3.5 | 1.62                | 1.62    | 2.03    | 2.85    | ---     | 2.88                   | 8.12 | 9.01  | 0.61                           | 2.62 | 3.21 | 3.10 | B             | 1310      |
|                    | 2.0+2.0+2.5+5.0 | 1.50                | 1.50    | 1.88    | 3.77    | ---     | 3.10                   | 8.65 | 9.64  | 0.61                           | 2.61 | 3.29 | 3.31 | A             | 1305      |
|                    | 2.0+2.0+2.5+6.0 | 1.44                | 1.44    | 1.80    | 4.32    | ---     | 3.24                   | 9.00 | 9.87  | 0.64                           | 2.87 | 3.45 | 3.14 | B             | 1435      |
|                    | 2.0+2.0+2.5+7.0 | 1.32                | 1.32    | 1.65    | 4.71    | ---     | 3.41                   | 9.00 | 9.89  | 0.68                           | 2.81 | 3.45 | 3.20 | A             | 1405      |
|                    | 2.0+2.0+3.5+3.5 | 1.54                | 1.54    | 2.70    | 2.70    | ---     | 3.02                   | 8.48 | 9.01  | 0.61                           | 2.87 | 3.21 | 2.95 | C             | 1435      |
|                    | 2.0+2.0+3.5+5.0 | 1.44                | 1.44    | 2.52    | 3.60    | ---     | 3.24                   | 9.00 | 9.83  | 0.64                           | 2.87 | 3.44 | 3.14 | B             | 1435      |
|                    | 2.0+2.0+3.5+6.0 | 1.33                | 1.33    | 2.34    | 4.00    | ---     | 3.39                   | 9.00 | 9.87  | 0.68                           | 2.81 | 3.45 | 3.20 | A             | 1405      |
|                    | 2.0+2.0+3.5+7.0 | 1.23                | 1.23    | 2.16    | 4.38    | ---     | 3.55                   | 9.00 | 9.89  | 0.71                           | 2.74 | 3.45 | 3.28 | A             | 1370      |
|                    | 2.0+2.0+5.0+5.0 | 1.29                | 1.29    | 3.21    | 3.21    | ---     | 3.46                   | 9.00 | 10.31 | 0.68                           | 2.52 | 3.46 | 3.57 | A             | 1260      |
|                    | 2.0+2.0+5.0+6.0 | 1.20                | 1.20    | 3.00    | 3.60    | ---     | 3.61                   | 9.00 | 10.45 | 0.68                           | 2.52 | 3.54 | 3.57 | A             | 1260      |
|                    | 2.0+2.5+2.5+2.5 | 1.67                | 2.09    | 2.09    | 2.09    | ---     | 2.80                   | 7.94 | 8.78  | 0.58                           | 2.38 | 2.87 | 3.34 | A             | 1190      |
| <b>5MXS90E7V3B</b> |                 |                     |         |         |         |         |                        |      |       |                                |      |      |      |               |           |
|                    | 2.0+2.5+2.5+3.5 | 1.57                | 1.98    | 1.98    | 2.77    | ---     | 2.95                   | 8.30 | 9.01  | 0.61                           | 2.74 | 3.21 | 3.03 | B             | 1370      |
|                    | 2.0+2.5+2.5+5.0 | 1.46                | 1.84    | 1.84    | 3.68    | ---     | 3.17                   | 8.82 | 9.81  | 0.64                           | 2.74 | 3.44 | 3.22 | A             | 1370      |
|                    | 2.0+2.5+2.5+6.0 | 1.39                | 1.73    | 1.73    | 4.15    | ---     | 3.32                   | 9.00 | 9.87  | 0.64                           | 2.81 | 3.45 | 3.20 | A             | 1405      |
|                    | 2.0+2.5+2.5+7.0 | 1.27                | 1.60    | 1.60    | 4.53    | ---     | 3.48                   | 9.00 | 9.89  | 0.68                           | 2.74 | 3.45 | 3.28 | A             | 1370      |
|                    | 2.0+2.5+3.5+3.5 | 1.50                | 1.89    | 2.63    | 2.63    | ---     | 3.10                   | 8.65 | 9.19  | 0.64                           | 3.00 | 3.34 | 2.88 | C             | 1500      |
|                    | 2.0+2.5+3.5+5.0 | 1.39                | 1.73    | 2.42    | 3.46    | ---     | 3.32                   | 9.00 | 9.83  | 0.64                           | 2.87 | 3.44 | 3.14 | B             | 1435      |
|                    | 2.0+2.5+3.5+6.0 | 1.28                | 1.61    | 2.25    | 3.86    | ---     | 3.46                   | 9.00 | 9.87  | 0.68                           | 2.81 | 3.45 | 3.20 | A             | 1405      |
|                    | 2.0+2.5+3.5+7.0 | 1.19                | 1.49    | 2.09    | 4.23    | ---     | 3.63                   | 9.00 | 10.33 | 0.71                           | 2.74 | 3.99 | 3.28 | A             | 1370      |
|                    | 2.0+2.5+5.0+5.0 | 1.25                | 1.55    | 3.10    | 3.10    | ---     | 3.54                   | 9.00 | 10.38 | 0.68                           | 2.52 | 3.54 | 3.57 | A             | 1260      |
|                    | 2.0+2.5+5.0+6.0 | 1.17                | 1.45    | 2.90    | 3.48    | ---     | 3.69                   | 9.00 | 10.49 | 0.71                           | 2.52 | 3.54 | 3.57 | A             | 1260      |
|                    | 2.0+3.5+3.5+3.5 | 1.44                | 2.52    | 2.52    | 2.52    | ---     | 3.24                   | 9.00 | 9.19  | 0.68                           | 3.21 | 3.34 | 2.80 | C             | 1605      |
|                    | 2.0+3.5+3.5+5.0 | 1.29                | 2.25    | 2.25    | 3.21    | ---     | 3.46                   | 9.00 | 9.83  | 0.68                           | 2.87 | 3.44 | 3.14 | B             | 1435      |
|                    | 2.0+3.5+3.5+6.0 | 1.20                | 2.10    | 2.10    | 3.60    | ---     | 3.61                   | 9.00 | 10.31 | 0.71                           | 2.81 | 3.99 | 3.20 | A             | 1405      |
|                    | 2.0+3.5+5.0+5.0 | 1.17                | 2.03    | 2.90    | 2.90    | ---     | 3.69                   | 9.00 | 10.49 | 0.71                           | 2.52 | 3.62 | 3.57 | A             | 1260      |
|                    | 2.5+2.5+2.5+2.5 | 2.03                | 2.03    | 2.03    | 2.03    | ---     | 2.88                   | 8.12 | 9.01  | 0.61                           | 2.62 | 3.21 | 3.10 | B             | 1310      |
|                    | 2.5+2.5+2.5+3.5 | 1.93                | 1.93    | 1.93    | 2.68    | ---     | 3.02                   | 8.47 | 9.01  | 0.61                           | 2.87 | 3.21 | 2.95 | C             | 1435      |
|                    | 2.5+2.5+2.5+5.0 | 1.80                | 1.80    | 1.80    | 3.60    | ---     | 3.24                   |      |       |                                |      |      |      |               |           |

# KOELLEN

| BUITENUNIT          | BINNEN UNITS        | KOELCAPACITEIT (KW) |          |          |          |          | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |       | OPGENOMEN VERMOGEN KOELLEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |      |
|---------------------|---------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|------|-------|---------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|------|
|                     |                     | KAMERA A            | KAMERA B | KAMERA C | KAMERA D | KAMERA E | MIN                    | NOM  | MAX   | MIN                             | NOM  | MAX  |      |               |           |      |
| 5MXS90E7V3B         | 3,5+3,5+3,5+3,5     | 2,25                | 2,25     | 2,25     | 2,25     | ---      | 3,46                   | 9,00 | 9,19  | 0,71                            | 3,21 | 3,34 | 2,80 | C             | 1605      |      |
|                     | 3,5+3,5+3,5+5,0     | 2,03                | 2,03     | 2,03     | 2,91     | ---      | 3,69                   | 9,00 | 10,27 | 0,71                            | 2,87 | 3,98 | 3,14 | B             | 1435      |      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 | 1,63                | 1,63     | 1,63     | 1,63     | 1,63     | 2,88                   | 8,15 | 9,03  | 0,58                            | 2,35 | 2,87 | 3,47 | A             | 1175      |      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,0+2,5 | 1,58                | 1,58     | 1,58     | 1,58     | 1,98     | 2,95                   | 8,30 | 9,25  | 0,58                            | 2,42 | 3,01 | 3,43 | A             | 1210      |      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,0+3,5 | 1,50                | 1,50     | 1,50     | 1,50     | 2,65     | 3,10                   | 8,65 | 9,64  | 0,61                            | 2,61 | 3,37 | 3,31 | A             | 1305      |      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,0+5,0 | 1,38                | 1,38     | 1,38     | 1,38     | 3,48     | 3,32                   | 9,00 | 10,09 | 0,65                            | 2,52 | 3,30 | 3,57 | A             | 1260      |      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,0+6,0 | 1,29                | 1,29     | 1,29     | 1,29     | 3,84     | 3,46                   | 9,00 | 10,31 | 0,65                            | 2,56 | 3,46 | 3,52 | A             | 1280      |      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,0+7,1 | 1,19                | 1,19     | 1,19     | 1,19     | 4,24     | 3,63                   | 9,00 | 10,46 | 0,68                            | 2,52 | 3,55 | 3,57 | A             | 1260      |      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,5+2,5 | 1,54                | 1,54     | 1,54     | 1,92     | 1,92     | 3,02                   | 8,46 | 9,45  | 0,61                            | 2,54 | 3,22 | 3,33 | A             | 1270      |      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,5+3,5 | 1,47                | 1,47     | 1,47     | 1,84     | 2,57     | 3,17                   | 8,82 | 9,81  | 0,64                            | 2,74 | 3,44 | 3,22 | A             | 1370      |      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,5+5,0 | 1,33                | 1,33     | 1,33     | 1,67     | 3,34     | 3,39                   | 9,00 | 10,21 | 0,65                            | 2,52 | 3,38 | 3,57 | A             | 1260      |      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,5+6,0 | 1,24                | 1,24     | 1,24     | 1,55     | 3,73     | 3,54                   | 9,00 | 10,38 | 0,68                            | 2,56 | 3,46 | 3,52 | A             | 1280      |      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+2,5+7,1 | 1,15                | 1,15     | 1,15     | 1,44     | 4,11     | 3,70                   | 9,00 | 10,50 | 0,71                            | 2,52 | 3,55 | 3,57 | A             | 1260      |      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+3,5+3,5 | 1,54                | 1,54     | 1,54     | 1,92     | 1,92     | 3,02                   | 8,46 | 9,45  | 0,61                            | 2,54 | 3,22 | 3,33 | A             | 1270      |      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+3,5+5,0 | 1,24                | 1,24     | 1,24     | 2,17     | 3,11     | 3,54                   | 9,00 | 10,38 | 0,68                            | 2,56 | 3,54 | 3,52 | A             | 1280      |      |
|                     | 2,0+2,0+2,0+3,5+6,0 | 1,16                | 1,16     | 1,16     | 2,03     | 3,49     | 3,69                   | 9,00 | 10,49 | 0,71                            | 2,52 | 3,54 | 3,57 | A             | 1260      |      |
|                     | 2,0+2,0+2,5+2,5+2,5 | 1,51                | 1,51     | 1,88     | 1,88     | 1,88     | 3,10                   | 8,66 | 9,64  | 0,61                            | 2,67 | 3,37 | 3,24 | A             | 1335      |      |
|                     | 2,0+2,0+2,5+2,5+3,5 | 1,44                | 1,44     | 1,80     | 1,80     | 2,52     | 3,24                   | 9,00 | 9,83  | 0,64                            | 2,87 | 3,44 | 3,14 | B             | 1435      |      |
|                     | 2,0+2,0+2,5+2,5+5,0 | 1,29                | 1,29     | 1,61     | 1,61     | 3,20     | 3,46                   | 9,00 | 10,31 | 0,68                            | 2,52 | 3,46 | 3,57 | A             | 1260      |      |
|                     | 2,0+2,0+2,5+2,5+6,0 | 1,20                | 1,20     | 1,50     | 1,50     | 3,60     | 3,61                   | 9,00 | 10,45 | 0,68                            | 2,52 | 3,54 | 3,57 | A             | 1260      |      |
|                     | 2,0+2,0+2,5+3,5+3,5 | 1,33                | 1,33     | 1,68     | 2,33     | 2,33     | 3,39                   | 9,00 | 9,83  | 0,68                            | 2,87 | 3,44 | 3,14 | B             | 1435      |      |
|                     | 2,0+2,0+2,5+3,5+5,0 | 1,20                | 1,20     | 1,50     | 2,10     | 3,00     | 3,61                   | 9,00 | 10,45 | 0,68                            | 2,52 | 3,54 | 3,57 | A             | 1260      |      |
|                     | 2,0+2,0+3,5+3,5+3,5 | 1,23                | 1,23     | 2,18     | 2,18     | 2,18     | 3,54                   | 9,00 | 9,83  | 0,71                            | 2,87 | 3,44 | 3,14 | B             | 1435      |      |
|                     | 2,0+2,5+2,5+2,5+2,5 | 1,46                | 1,84     | 1,84     | 1,84     | 1,84     | 3,17                   | 8,82 | 9,81  | 0,64                            | 2,74 | 3,44 | 3,22 | A             | 1370      |      |
|                     | 2,0+2,5+2,5+2,5+3,5 | 1,39                | 1,73     | 1,73     | 1,73     | 2,42     | 3,32                   | 9,00 | 9,83  | 0,64                            | 2,87 | 3,44 | 3,14 | B             | 1435      |      |
|                     | 2,0+2,5+2,5+2,5+5,0 | 1,25                | 1,55     | 1,55     | 1,55     | 3,10     | 3,54                   | 9,00 | 10,38 | 0,68                            | 2,52 | 3,54 | 3,57 | A             | 1260      |      |
|                     | 5MXS90E7V3B         | 2,0+2,5+2,5+2,5+6,0 | 1,17     | 1,45     | 1,45     | 1,45     | 3,48                   | 3,69 | 9,00  | 10,49                           | 0,71 | 2,52 | 3,54 | 3,57          | A         | 1260 |
|                     |                     | 2,0+2,5+2,5+3,5+3,5 | 1,28     | 1,61     | 1,61     | 2,25     | 2,25                   | 3,46 | 9,00  | 9,83                            | 0,68 | 2,87 | 3,44 | 3,14          | B         | 1435 |
|                     |                     | 2,0+2,5+2,5+3,5+5,0 | 1,17     | 1,45     | 1,45     | 2,03     | 2,90                   | 3,69 | 9,00  | 10,49                           | 0,71 | 2,52 | 3,62 | 3,57          | A         | 1260 |
|                     |                     | 2,0+2,5+3,5+3,5+3,5 | 1,20     | 1,50     | 2,10     | 2,10     | 2,10                   | 3,61 | 9,00  | 10,27                           | 0,71 | 2,87 | 3,98 | 3,14          | B         | 1435 |
|                     |                     | 2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 | 1,80     | 1,80     | 1,80     | 1,80     | 1,80                   | 3,24 | 9,00  | 9,83                            | 0,64 | 2,87 | 3,44 | 3,14          | B         | 1435 |
|                     |                     | 2,5+2,5+2,5+2,5+3,5 | 1,67     | 1,67     | 1,67     | 1,67     | 2,32                   | 3,39 | 9,00  | 9,83                            | 0,68 | 2,80 | 3,44 | 3,21          | A         | 1400 |
|                     |                     | 2,5+2,5+2,5+2,5+5,0 | 1,50     | 1,50     | 1,50     | 1,50     | 3,00                   | 3,61 | 9,00  | 10,45                           | 0,68 | 2,52 | 3,54 | 3,57          | A         | 1260 |
| 2,5+2,5+2,5+3,5+3,5 |                     | 1,56                | 1,56     | 1,56     | 2,16     | 2,16     | 3,54                   | 9,00 | 9,83  | 0,71                            | 2,87 | 3,44 | 3,14 | B             | 1435      |      |
| 2,5+2,5+3,5+3,5+3,5 |                     | 1,44                | 1,44     | 2,04     | 2,04     | 2,04     | 3,69                   | 9,00 | 10,27 | 0,75                            | 2,80 | 3,98 | 3,21 | A             | 1400      |      |

# VERWARMEN

| BUITENUNIT  | BINNEN-UNITS | VERWARMINGSCAPACITEIT(KW) |          |          |          |          | TOTALE CAPACITEIT (KW) |       |       | OPGENOMEN VERMOGEN VERWARMEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL |   |
|-------------|--------------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|-------|-------|-----------------------------------|------|------|------|---------------|---|
|             |              | KAMERA A                  | KAMERA B | KAMERA C | KAMERA D | KAMERA E | MIN                    | NOM   | MAX   | MIN                               | NOM  | MAX  |      |               |   |
| 5MXS90E7V3B | 2,0          | 2,44                      | ---      | ---      | ---      | ---      | 1,36                   | 2,44  | 4,20  | 0,35                              | 0,71 | 1,38 | 3,44 | B             |   |
|             | 2,5          | 3,05                      | ---      | ---      | ---      | ---      | 1,42                   | 3,05  | 4,65  | 0,37                              | 0,90 | 1,49 | 3,39 | C             |   |
|             | 3,5          | 4,27                      | ---      | ---      | ---      | ---      | 1,54                   | 4,27  | 5,11  | 0,39                              | 1,43 | 1,96 | 2,99 | D             |   |
|             | 5,0          | 6,09                      | ---      | ---      | ---      | ---      | 1,98                   | 6,09  | 7,45  | 0,48                              | 1,80 | 2,41 | 3,38 | C             |   |
|             | 6,0          | 7,31                      | ---      | ---      | ---      | ---      | 2,28                   | 7,31  | 8,53  | 0,60                              | 2,30 | 2,89 | 3,18 | D             |   |
|             | 7,1          | 8,65                      | ---      | ---      | ---      | ---      | 2,60                   | 8,65  | 9,02  | 0,67                              | 2,87 | 3,04 | 3,01 | D             |   |
|             | 2,0+2,0      | 2,44                      | 2,44     | ---      | ---      | ---      | 1,69                   | 4,88  | 6,85  | 0,39                              | 1,23 | 1,89 | 3,97 | A             |   |
|             | 2,0+2,5      | 2,44                      | 3,05     | ---      | ---      | ---      | 1,84                   | 5,49  | 7,25  | 0,43                              | 1,42 | 2,07 | 3,87 | A             |   |
|             | 2,0+3,5      | 2,44                      | 4,26     | ---      | ---      | ---      | 2,13                   | 6,70  | 7,73  | 0,50                              | 2,01 | 2,46 | 3,33 | C             |   |
|             | 2,0+5,0      | 2,44                      | 6,09     | ---      | ---      | ---      | 2,57                   | 8,53  | 9,17  | 0,61                              | 2,35 | 2,66 | 3,63 | A             |   |
|             | 2,0+6,0      | 2,32                      | 6,95     | ---      | ---      | ---      | 2,86                   | 9,27  | 9,85  | 0,65                              | 2,64 | 2,97 | 3,51 | B             |   |
|             | 2,0+7,1      | 2,20                      | 7,83     | ---      | ---      | ---      | 3,17                   | 10,03 | 10,34 | 0,70                              | 3,02 | 3,19 | 3,32 | C             |   |
|             | 2,5+2,5      | 3,04                      | 3,04     | ---      | ---      | ---      | 1,98                   | 6,08  | 7,45  | 0,48                              | 1,78 | 2,37 | 3,42 | B             |   |
|             | 2,5+3,5      | 3,05                      | 4,26     | ---      | ---      | ---      | 2,28                   | 7,31  | 8,51  | 0,63                              | 2,36 | 2,96 | 3,10 | D             |   |
|             | 2,5+5,0      | 2,98                      | 5,95     | ---      | ---      | ---      | 2,72                   | 8,93  | 9,82  | 0,63                              | 2,55 | 2,93 | 3,50 | B             |   |
|             | 2,5+6,0      | 2,83                      | 6,79     | ---      | ---      | ---      | 3,00                   | 9,62  | 9,85  | 0,68                              | 2,87 | 3,04 | 3,35 | C             |   |
|             | 2,5+7,1      | 2,70                      | 7,68     | ---      | ---      | ---      | 3,31                   | 10,38 | 10,74 | 0,72                              | 3,29 | 3,47 | 3,16 | D             |   |
|             | 3,5+3,5      | 4,27                      | 4,27     | ---      | ---      | ---      | 2,57                   | 8,54  | 8,99  | 0,68                              | 2,93 | 3,18 | 2,91 | D             |   |
|             | 3,5+5,0      | 3,96                      | 5,66     | ---      | ---      | ---      | 3,00                   | 9,62  | 9,83  | 0,68                              | 2,81 | 2,98 | 3,42 | B             |   |
|             | 3,5+6,0      | 3,80                      | 6,51     | ---      | ---      | ---      | 3,28                   | 10,31 | 10,31 | 0,73                              | 3,20 | 3,20 | 3,22 | C             |   |
|             | 3,5+7,1      | 3,43                      | 6,97     | ---      | ---      | ---      | 3,59                   | 10,40 | 10,75 | 0,77                              | 3,18 | 3,36 | 3,27 | C             |   |
|             | 5,0+5,0      | 5,20                      | 5,20     | ---      | ---      | ---      | 3,42                   | 10,40 | 10,63 | 0,67                              | 2,96 | 3,08 | 3,51 | B             |   |
|             | 5,0+6,0      | 4,73                      | 5,67     | ---      | ---      | ---      | 3,70                   | 10,40 | 10,67 | 0,72                              | 2,89 | 3,06 | 3,60 | B             |   |
|             | 5,0+7,1      | 4,30                      | 6,10     | ---      | ---      | ---      | 4,01                   | 10,40 | 10,70 | 0,79                              | 2,88 | 3,05 | 3,61 | A             |   |
|             | 6,0+6,0      | 5,20                      | 5,20     | ---      | ---      | ---      | 3,99                   | 10,40 | 10,71 | 0,76                              | 2,88 | 3,04 | 3,61 | A             |   |
|             | 6,0+7,1      | 4,76                      | 5,64     | ---      | ---      | ---      | 4,30                   | 10,40 | 10,74 | 0,84                              | 2,86 | 3,03 | 3,64 | A             |   |
|             | 5MXS90E7V3B  | 7,1+7,1                   | 5,20     | 5,20     | ---      | ---      | ---                    | 4,61  | 10,40 | 10,77                             | 0,89 | 2,85 | 3,02 | 3,65          | A |
|             |              | 2,0+2,0+2,0               | 2,44     | 2,44     | 2,44     | ---      | ---                    | 2,28  | 7,32  | 8,64                              | 0,56 | 1,86 | 2,36 | 3,94          | A |
|             |              | 2,0+2,0+2,5               | 2,44     | 2,44     | 3,04     | ---      | ---                    | 2,43  | 7,92  | 9,16                              | 0,59 | 2,08 | 2,61 | 3,81          | A |
|             |              | 2,0+2,0+3,5               | 2,38     | 2,38     | 4,17     | ---      | ---                    | 2,72  | 8,93  | 9,81                              | 0,63 | 2,50 | 2,87 | 3,57          | B |
|             |              | 2,0+2,0+5,0               | 2,21     | 2,21     | 5,54     | ---      | ---                    | 3,14  | 9,96  | 10,61                             | 0,63 | 2,74 | 3,08 | 3,64          | A |
|             |              | 2,0+2,0+6,0               | 2,08     | 2,08     | 6,24     | ---      | ---                    | 3,42  | 10,40 | 10,65                             | 0,67 | 2,95 | 3,07 | 3,53          | B |
|             |              | 2,0+2,0+7,1               | 1,87     | 1,87     | 6,66     | ---      | ---                    | 3,73  | 10,40 | 10,68                             | 0,71 | 2,89 | 3,05 | 3,60          | B |
| 2,0+2,5+2,5 |              | 2,43                      | 3,05     | 3,05     | ---      | ---      | 2,57                   | 8,53  | 9,16  | 0,61                              | 2,31 | 2,61 | 3,69 | A             |   |
| 2,0+2,5+3,5 |              | 2,31                      | 2,90     | 4,06     | ---      | ---      | 2,86                   | 9,27  | 9,81  | 0,66                              | 2,61 | 2,87 | 3,55 | B             |   |
| 2,0+2,5+5,0 |              | 2,17                      | 2,71     | 5,43     | ---      | ---      | 3,28                   | 10,31 | 10,61 | 0,65                              | 2,91 | 3,08 | 3,54 | B             |   |
| 2,0+2,5+6,0 |              | 1,98                      | 2,48     | 5,94     | ---      | ---      | 3,56                   | 10,40 | 10,65 | 0,70                              | 2,95 | 3,07 | 3,53 | B             |   |
| 2,0+2,5+7,1 |              | 1,79                      | 2,24     | 6,37     | ---      | ---      | 3,87                   | 10,40 | 10,68 | 0,77                              | 2,89 | 3,05 | 3,60 | B             |   |
| 2,0+3,5+3,5 |              | 2,22                      | 3,87     | 3,87     | ---      | ---      | 3,14                   | 9,96  | 10,27 | 0,71                              | 2,99 | 3,16 | 3,33 | C             |   |
| 2,0+3,5+5,0 |              | 1,98                      | 3,47     | 4,95     | ---      | ---      | 3,56                   | 10,40 | 10,62 | 0,70                              | 2,97 | 3,08 | 3,50 | B             |   |
| 2,0+3,5+6,0 |              | 1,80                      | 3,17     | 5,43     | ---      | ---      | 3,84                   | 10,40 | 10,66 | 0,74                              | 2,89 | 3,06 | 3,60 | B             |   |
| 2,0+3,5+7,1 |              | 1,65                      | 2,89     | 5,86     | ---      | ---      | 4,15                   | 10,40 | 10,69 | 0,82                              | 2,88 | 3,05 | 3,61 | A             |   |
| 2,0+5,0+5,0 |              | 1,74                      | 4,33     | 4,33     | ---      | ---      | 3,99                   | 10,40 | 10,97 | 0,71                              | 2,72 | 2,94 | 3,82 | A             |   |
| 2,0+5,0+6,0 | 1,60         | 4,00                      | 4,80     | ---      | ---      | 4,27     | 10,40                  | 11,01 | 0,76  | 2,65                              | 2,93 | 3,92 | A    |               |   |

# VERWARMEN

| BUITENUNIT      | BINNEN UNITS        | VERWARMINGSCAPACITEIT(KW) |         |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |       |       | OPGENOMEN VERMOGEN VERWARMEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL |   |
|-----------------|---------------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------|-------|-------|-----------------------------------|------|------|------|---------------|---|
|                 |                     | KAMER A                   | KAMER B | KAMER C | KAMER D | KAMER E | MIN                    | NOM   | MAX   | MIN                               | NOM  | MAX  |      |               |   |
| 5MXS90E7V3B     | 2.0+5.0+7.1         | 1.47                      | 3.69    | 2.4     | ---     | ---     | 4.58                   | 10.40 | 11.05 | 0.83                              | 2.63 | 2.91 | 3.95 | A             |   |
|                 | 2.0+6.0+6.0         | 1.48                      | 4.46    | 4.46    | ---     | ---     | 4.55                   | 10.40 | 11.05 | 0.83                              | 2.63 | 2.91 | 3.95 | A             |   |
|                 | 2.0+6.0+7.1         | 1.38                      | 4.13    | 4.89    | ---     | ---     | 4.86                   | 10.40 | 11.09 | 0.88                              | 2.62 | 2.90 | 3.97 | A             |   |
|                 | 2.5+2.5+2.5         | 2.98                      | 2.98    | 2.98    | ---     | ---     | 2.72                   | 8.94  | 9.81  | 0.64                              | 2.51 | 2.93 | 3.56 | B             |   |
|                 | 2.5+2.5+3.5         | 2.83                      | 2.83    | 3.96    | ---     | ---     | 3.00                   | 9.62  | 9.81  | 0.68                              | 2.82 | 2.87 | 3.41 | B             |   |
|                 | 2.5+2.5+5.0         | 2.60                      | 2.60    | 5.20    | ---     | ---     | 3.42                   | 10.40 | 10.61 | 0.68                              | 2.97 | 3.08 | 3.50 | B             |   |
|                 | 2.5+2.5+6.0         | 2.36                      | 2.36    | 5.68    | ---     | ---     | 3.70                   | 10.40 | 10.65 | 0.72                              | 2.95 | 3.07 | 3.53 | B             |   |
|                 | 2.5+2.5+7.1         | 2.15                      | 2.15    | 6.10    | ---     | ---     | 4.01                   | 10.40 | 10.68 | 0.79                              | 2.89 | 3.05 | 3.60 | B             |   |
|                 | 2.5+3.5+3.5         | 2.71                      | 3.80    | 3.80    | ---     | ---     | 3.28                   | 10.31 | 10.27 | 0.73                              | 3.16 | 3.16 | 3.26 | C             |   |
|                 | 2.5+3.5+5.0         | 2.36                      | 3.31    | 4.73    | ---     | ---     | 3.70                   | 10.40 | 10.62 | 0.73                              | 2.97 | 3.08 | 3.50 | B             |   |
|                 | 2.5+3.5+6.0         | 2.17                      | 3.03    | 5.20    | ---     | ---     | 3.99                   | 10.40 | 10.66 | 0.77                              | 2.89 | 3.06 | 3.60 | B             |   |
|                 | 2.5+3.5+7.1         | 1.98                      | 2.78    | 5.64    | ---     | ---     | 4.30                   | 10.40 | 10.69 | 0.85                              | 2.88 | 3.05 | 3.61 | A             |   |
|                 | 2.5+5.0+5.0         | 2.08                      | 4.16    | 4.16    | ---     | ---     | 4.13                   | 10.40 | 10.97 | 0.74                              | 2.72 | 2.94 | 3.82 | A             |   |
|                 | 2.5+5.0+6.0         | 1.93                      | 3.85    | 4.62    | ---     | ---     | 4.41                   | 10.40 | 11.01 | 0.78                              | 2.65 | 2.93 | 3.92 | A             |   |
|                 | 2.5+5.0+7.1         | 1.78                      | 3.56    | 5.06    | ---     | ---     | 4.72                   | 10.40 | 11.05 | 0.86                              | 2.63 | 2.91 | 3.95 | A             |   |
|                 | 2.5+6.0+6.0         | 1.80                      | 4.30    | 4.30    | ---     | ---     | 4.69                   | 10.40 | 11.05 | 0.86                              | 2.63 | 2.91 | 3.95 | A             |   |
|                 | 2.5+6.0+7.1         | 1.67                      | 4.00    | 4.73    | ---     | ---     | 5.00                   | 10.40 | 11.09 | 0.91                              | 2.62 | 2.90 | 3.97 | A             |   |
|                 | 3.5+3.5+3.5         | 3.46                      | 3.46    | 3.46    | ---     | ---     | 3.56                   | 10.38 | 10.67 | 0.79                              | 3.21 | 3.39 | 3.23 | C             |   |
|                 | 3.5+3.5+5.0         | 3.03                      | 3.03    | 4.34    | ---     | ---     | 3.99                   | 10.40 | 10.63 | 0.80                              | 2.96 | 3.07 | 3.51 | B             |   |
|                 | 3.5+3.5+6.0         | 2.80                      | 2.80    | 4.80    | ---     | ---     | 4.27                   | 10.40 | 10.67 | 0.85                              | 2.89 | 3.06 | 3.60 | B             |   |
|                 | 3.5+3.5+7.1         | 2.58                      | 2.58    | 5.24    | ---     | ---     | 4.58                   | 10.40 | 10.70 | 0.90                              | 2.88 | 3.05 | 3.61 | A             |   |
|                 | 3.5+5.0+5.0         | 2.70                      | 3.85    | 3.85    | ---     | ---     | 4.41                   | 10.40 | 10.98 | 0.79                              | 2.72 | 2.94 | 3.82 | A             |   |
|                 | 3.5+5.0+6.0         | 2.51                      | 3.59    | 4.30    | ---     | ---     | 4.69                   | 10.40 | 11.02 | 0.86                              | 2.64 | 2.92 | 3.94 | A             |   |
|                 | 3.5+5.0+7.1         | 2.34                      | 3.33    | 4.73    | ---     | ---     | 5.00                   | 10.40 | 11.06 | 0.91                              | 2.63 | 2.91 | 3.95 | A             |   |
|                 | 3.5+6.0+6.0         | 2.34                      | 4.03    | 4.03    | ---     | ---     | 4.97                   | 10.40 | 11.06 | 0.91                              | 2.63 | 2.91 | 3.95 | A             |   |
|                 | 5.0+5.0+5.0         | 3.46                      | 3.46    | 3.46    | ---     | ---     | 4.83                   | 10.38 | 11.34 | 0.83                              | 2.48 | 2.86 | 4.19 | A             |   |
|                 | 5MXS90E7V3B         | 2.0+2.0+2.0+2.0           | 2.32    | 2.32    | 2.32    | 2.32    | ---                    | 2.86  | 9.28  | 10.08                             | 0.59 | 2.44 | 2.80 | 3.80          | A |
|                 |                     | 2.0+2.0+2.0+2.5           | 2.26    | 2.26    | 2.26    | 2.84    | ---                    | 3.00  | 9.62  | 10.08                             | 0.61 | 2.59 | 2.80 | 3.71          | A |
|                 |                     | 2.0+2.0+2.0+3.5           | 2.17    | 2.17    | 2.17    | 3.80    | ---                    | 3.28  | 10.31 | 10.94                             | 0.65 | 2.74 | 3.09 | 3.76          | A |
|                 |                     | 2.0+2.0+2.0+5.0           | 1.89    | 1.89    | 1.89    | 4.73    | ---                    | 3.70  | 10.40 | 10.96                             | 0.67 | 2.73 | 2.95 | 3.81          | A |
|                 |                     | 2.0+2.0+2.0+6.0           | 1.73    | 1.73    | 1.73    | 5.21    | ---                    | 3.99  | 10.40 | 11.00                             | 0.71 | 2.71 | 2.93 | 3.84          | A |
|                 |                     | 2.0+2.0+2.0+7.1           | 1.59    | 1.59    | 1.59    | 5.63    | ---                    | 4.30  | 10.40 | 11.03                             | 0.78 | 2.64 | 2.92 | 3.94          | A |
|                 |                     | 2.0+2.0+2.5+2.5           | 2.21    | 2.21    | 2.77    | 2.77    | ---                    | 3.14  | 9.96  | 10.70                             | 0.63 | 2.70 | 3.09 | 3.69          | A |
| 2.0+2.0+2.5+3.5 |                     | 2.08                      | 2.08    | 2.60    | 3.64    | ---     | 3.42                   | 10.40 | 10.60 | 0.68                              | 2.97 | 3.09 | 3.50 | B             |   |
| 2.0+2.0+2.5+5.0 |                     | 1.81                      | 1.81    | 2.26    | 4.52    | ---     | 3.84                   | 10.40 | 10.96 | 0.69                              | 2.73 | 2.95 | 3.81 | A             |   |
| 2.0+2.0+2.5+6.0 |                     | 1.66                      | 1.66    | 2.08    | 5.00    | ---     | 4.13                   | 10.40 | 11.00 | 0.73                              | 2.71 | 2.93 | 3.84 | A             |   |
| 2.0+2.0+2.5+7.1 |                     | 1.53                      | 1.53    | 1.91    | 5.43    | ---     | 4.44                   | 10.40 | 11.03 | 0.81                              | 2.64 | 2.92 | 3.94 | A             |   |
| 2.0+2.0+3.5+3.5 |                     | 1.89                      | 1.89    | 3.31    | 3.31    | ---     | 3.70                   | 10.40 | 10.61 | 0.73                              | 2.97 | 3.08 | 3.50 | B             |   |
| 2.0+2.0+3.5+5.0 |                     | 1.66                      | 1.66    | 2.91    | 4.17    | ---     | 4.13                   | 10.40 | 10.97 | 0.74                              | 2.73 | 2.95 | 3.81 | A             |   |
| 2.0+2.0+3.5+6.0 |                     | 1.54                      | 1.54    | 2.70    | 4.62    | ---     | 4.41                   | 10.40 | 11.01 | 0.79                              | 2.71 | 2.93 | 3.84 | A             |   |
| 2.0+2.0+3.5+7.1 |                     | 1.42                      | 1.42    | 2.49    | 5.07    | ---     | 4.72                   | 10.40 | 11.04 | 0.86                              | 2.64 | 2.92 | 3.94 | A             |   |
| 2.0+2.0+5.0+5.0 |                     | 1.49                      | 1.49    | 3.71    | 3.71    | ---     | 4.55                   | 10.40 | 11.32 | 0.75                              | 2.48 | 2.86 | 4.19 | A             |   |
| 2.0+2.0+5.0+6.0 |                     | 1.39                      | 1.39    | 3.47    | 4.15    | ---     | 4.83                   | 10.40 | 11.36 | 0.82                              | 2.47 | 2.85 | 4.21 | A             |   |
| 2.0+2.5+2.5+2.5 |                     | 2.18                      | 2.71    | 2.71    | 2.71    | ---     | 3.28                   | 10.31 | 10.93 | 0.66                              | 2.75 | 3.09 | 3.75 | A             |   |
| 2.0+2.5+2.5+3.5 |                     | 1.97                      | 2.48    | 2.48    | 3.47    | ---     | 3.56                   | 10.40 | 10.60 | 0.70                              | 2.97 | 3.09 | 3.50 | B             |   |
| 2.0+2.5+2.5+5.0 |                     | 1.73                      | 2.17    | 2.17    | 4.33    | ---     | 3.99                   | 10.40 | 10.96 | 0.72                              | 2.73 | 2.95 | 3.81 | A             |   |
| 2.0+2.5+2.5+6.0 |                     | 1.60                      | 2.00    | 2.00    | 4.80    | ---     | 4.27                   | 10.40 | 11.00 | 0.76                              | 2.71 | 2.93 | 3.84 | A             |   |
| 2.0+2.5+2.5+7.1 |                     | 1.48                      | 1.84    | 1.84    | 5.24    | ---     | 4.58                   | 10.40 | 11.03 | 0.84                              | 2.64 | 2.92 | 3.94 | A             |   |
| 2.0+2.5+3.5+3.5 |                     | 1.80                      | 2.26    | 3.17    | 3.17    | ---     | 3.84                   | 10.40 | 10.61 | 0.75                              | 2.97 | 3.08 | 3.50 | B             |   |
| 2.0+2.5+3.5+5.0 |                     | 1.60                      | 2.00    | 2.80    | 4.00    | ---     | 4.27                   | 10.40 | 10.97 | 0.77                              | 2.73 | 2.95 | 3.81 | A             |   |
| 2.0+2.5+3.5+6.0 |                     | 1.48                      | 1.86    | 2.60    | 4.46    | ---     | 4.55                   | 10.40 | 11.01 | 0.84                              | 2.71 | 2.93 | 3.84 | A             |   |
| 2.0+2.5+3.5+7.1 |                     | 1.38                      | 1.72    | 2.41    | 4.89    | ---     | 4.86                   | 10.40 | 11.04 | 0.89                              | 2.64 | 2.92 | 3.94 | A             |   |
| 2.0+2.5+5.0+5.0 |                     | 1.43                      | 1.79    | 3.59    | 3.59    | ---     | 4.69                   | 10.40 | 11.32 | 0.80                              | 2.48 | 2.86 | 4.19 | A             |   |
| 2.0+2.5+5.0+6.0 |                     | 1.34                      | 1.68    | 3.35    | 4.03    | ---     | 4.97                   | 10.40 | 11.36 | 0.85                              | 2.47 | 2.85 | 4.21 | A             |   |
| 2.0+3.5+3.5+3.5 |                     | 1.67                      | 2.91    | 2.91    | 2.91    | ---     | 4.13                   | 10.40 | 10.62 | 0.83                              | 2.96 | 3.08 | 3.51 | B             |   |
| 2.0+3.5+3.5+5.0 |                     | 1.49                      | 2.60    | 2.60    | 3.71    | ---     | 4.55                   | 10.40 | 10.98 | 0.85                              | 2.72 | 2.94 | 3.82 | A             |   |
| 2.0+3.5+3.5+6.0 |                     | 1.38                      | 2.43    | 2.43    | 4.16    | ---     | 4.83                   | 10.40 | 11.02 | 0.89                              | 2.65 | 2.93 | 3.92 | A             |   |
| 2.0+3.5+5.0+5.0 |                     | 1.35                      | 2.35    | 3.35    | 3.35    | ---     | 4.97                   | 10.40 | 11.33 | 0.85                              | 2.48 | 2.86 | 4.19 | A             |   |
| 5MXS90E7V3B     |                     | 2.5+2.5+2.5+2.5           | 2.60    | 2.60    | 2.60    | 2.60    | ---                    | 3.42  | 10.40 | 10.59                             | 0.68 | 2.98 | 3.09 | 3.49          | B |
|                 | 2.5+2.5+2.5+3.5     | 2.36                      | 2.36    | 2.36    | 3.32    | ---     | 3.70                   | 10.40 | 10.60 | 0.73                              | 2.97 | 3.09 | 3.50 | B             |   |
|                 | 2.5+2.5+2.5+5.0     | 2.08                      | 2.08    | 2.08    | 4.16    | ---     | 4.13                   | 10.40 | 10.96 | 0.74                              | 2.73 | 2.95 | 3.81 | A             |   |
|                 | 2.5+2.5+2.5+6.0     | 1.93                      | 1.93    | 1.93    | 4.61    | ---     | 4.41                   | 10.40 | 11.00 | 0.79                              | 2.71 | 2.93 | 3.84 | A             |   |
|                 | 2.5+2.5+2.5+7.1     | 1.78                      | 1.78    | 1.78    | 5.06    | ---     | 4.72                   | 10.40 | 11.03 | 0.86                              | 2.64 | 2.92 | 3.94 | A             |   |
|                 | 2.5+2.5+3.5+3.5     | 2.17                      | 2.17    | 3.03    | 3.03    | ---     | 3.99                   | 10.40 | 10.61 | 0.81                              | 2.97 | 3.08 | 3.50 | B             |   |
|                 | 2.5+2.5+3.5+5.0     | 1.93                      | 1.93    | 2.70    | 3.84    | ---     | 4.41                   | 10.40 | 10.97 | 0.82                              | 2.73 | 2.95 | 3.81 | A             |   |
|                 | 2.5+2.5+3.5+6.5     | 1.79                      | 1.79    | 2.51    | 4.31    | ---     | 4.69                   | 10.40 | 11.01 | 0.87                              | 2.71 | 2.93 | 3.84 | A             |   |
|                 | 2.5+2.5+3.5+7.1     | 1.67                      | 1.67    | 2.33    | 4.73    | ---     | 5.00                   | 10.40 | 11.04 | 0.92                              | 2.64 | 2.92 | 3.94 | A             |   |
|                 | 2.5+2.5+5.0+5.0     | 1.73                      | 1.73    | 3.47    | 3.47    | ---     | 4.83                   | 10.40 | 11.32 | 0.83                              | 2.48 | 2.86 | 4.19 | A             |   |
|                 | 2.5+3.5+3.5+3.5     | 2.00                      | 2.80    | 2.80    | 2.80    | ---     | 4.27                   | 10.40 | 10.62 | 0.86                              | 2.96 | 3.08 | 3.51 | B             |   |
|                 | 2.5+3.5+3.5+5.0     | 1.79                      | 2.51    | 2.51    | 3.59    | ---     | 4.69                   | 10.40 | 10.98 | 0.87                              | 2.72 | 2.94 | 3.82 | A             |   |
|                 | 2.5+3.5+3.5+6.0     | 1.67                      | 2.35    | 2.35    | 4.03    | ---     | 4.97                   | 10.40 | 11.02 | 0.92                              | 2.65 | 2.93 | 3.92 | A             |   |
|                 | 3.5+3.5+3.5+3.5     | 2.60                      | 2.60    | 2.60    | 2.60    | ---     | 4.55                   | 10.40 | 10.63 | 0.92                              | 2.96 | 3.07 | 3.51 | B             |   |
|                 | 3.5+3.5+3.5+5.0     | 2.35                      | 2.35    | 2.35    | 3.35    | ---     | 4.97                   | 10.40 | 10.99 | 0.93                              | 2.72 | 2.94 | 3.82 | A             |   |
|                 | 2.0+2.0+2.0+2.0+2.0 | 2.08                      | 2.08    | 2.08    | 2.08    | 2.08    | 3.42                   | 10.40 | 10.94 | 0.60                              | 2.74 | 2.96 | 3.80 | A             |   |
|                 | 2.0+2.0+2.0+2.0+2.5 | 1.98                      | 1.98    | 1.98    | 1.98    | 2.48    | 3.56                   | 10.40 | 10.94 | 0.65                              | 2.74 | 2.96 | 3.80 | A             |   |
|                 | 2.0+2.0+2.0+2.0+3.5 | 1.81                      | 1.81    | 1.81    | 1.81    | 3.16    | 3.84                   | 10.40 | 10.95 | 0.69                              | 2.73 | 2.95 | 3.81 | A             |   |
|                 | 2.0+2.0+2.0+2.0+5.0 | 1.60                      | 1.60    | 1.60    | 1.60    | 4.00    | 4.27                   | 10.40 | 11.30 | 0.70                              | 2.49 | 2.87 | 4.18 | A             |   |
|                 | 2.0+2.0+2.0+2.0+6.0 | 1.49                      | 1.49    | 1.49    | 1.49    | 4.44    | 4.55                   | 10.40 | 11.34 | 0.74                              | 2.47 | 2.86 | 4.21 | A             |   |
|                 | 2.0+2.0+2.0+2.0+7.1 | 1.38                      | 1.38    | 1.38    | 1.38    | 4.88    | 4.86                   | 10.40 | 11.37 | 0.82                              | 2.46 | 2.84 | 4.23 | A             |   |
|                 | 2.0+2.0+2.0+2.5+2.5 | 1.90                      | 1.90    | 1.90    | 2.35    | 2.35    | 3.70                   | 10.40 | 10.94 | 0.67                              | 2.74 | 2.96 | 3.80 | A             |   |
|                 | 2.0+2.0+2.0+2.5+3.5 | 1.73                      | 1.73    | 1.73    | 2.17    | 3.04    | 3.99                   | 10.40 | 10.95 | 0.72                              | 2.73 | 2.95 | 3.81 | A             |   |
|                 | 2.0+2.0+2.0+2.5+5.0 | 1.54                      | 1.54    | 1.54    | 1.93    | 3.85    | 4.41                   | 10.40 | 11.30 | 0.73                              | 2.49 | 2.87 | 4.18 | A             |   |
|                 | 2.0+2.0+2.0+2.5+6.0 | 1.43                      | 1.43    | 1.43    | 1.80    | 4.31    | 4.69                   | 10.40 | 11.34 | 0.80                              | 2.47 | 2.86 | 4.21 | A             |   |
|                 | 2.0+2.0+2.0+2.5+7.1 | 1.33                      | 1.33    | 1.33    | 1.67    | 4.74    | 5.00                   | 10.40 | 11.37 | 0.84                              | 2.46 | 2.84 | 4.23 | A             |   |
|                 | 2.0+2.0+2.0+3.5+3.5 | 1.90                      | 1.90    | 1.90    | 2.35    | 2.35    | 3.70                   | 10.40 | 10.94 | 0.67                              | 2.74 | 2.96 | 3.80 | A             |   |
|                 | 2.0+2.0+2.0+3.5+5.0 | 1.43                      | 1.43    | 1.43    | 2.51    | 3.60    | 4.69                   | 10.40 | 11.31 | 0.80                              | 2.48 | 2.87 | 4.19 | A             |   |



# VERWARMEN

| BUITENUNIT  | BINNEN UNITS        | VERWARMINGSCAPACITEIT(KW) |         |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |       |       | OPGENOMEN VERMOGEN VERWARMEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL |
|-------------|---------------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------|-------|-------|-----------------------------------|------|------|------|---------------|
|             |                     | KAMER A                   | KAMER B | KAMER C | KAMER D | KAMER E | MIN                    | NOM   | MAX   | MIN                               | NOM  | MAX  |      |               |
| 5MXS90E7V3B | 2,0+2,0+2,0+3,5+6,0 | 1,34                      | 1,34    | 1,34    | 2,35    | 4,03    | 4,97                   | 10,40 | 11,35 | 0,85                              | 2,47 | 2,85 | 4,21 | A             |
|             | 2,0+2,0+2,5+2,5+2,5 | 1,81                      | 1,81    | 2,26    | 2,26    | 2,26    | 3,84                   | 10,40 | 10,94 | 0,70                              | 2,74 | 2,96 | 3,80 | A             |
|             | 2,0+2,0+2,5+2,5+3,5 | 1,66                      | 1,66    | 2,08    | 2,08    | 2,92    | 4,13                   | 10,40 | 10,95 | 0,74                              | 2,73 | 2,95 | 3,81 | A             |
|             | 2,0+2,0+2,5+2,5+5,0 | 1,49                      | 1,49    | 1,86    | 1,86    | 3,70    | 4,55                   | 10,40 | 11,30 | 0,75                              | 2,49 | 2,87 | 4,18 | A             |
|             | 2,0+2,0+2,5+2,5+6,0 | 1,39                      | 1,39    | 1,73    | 1,73    | 4,16    | 4,83                   | 10,40 | 11,34 | 0,82                              | 2,47 | 2,86 | 4,21 | A             |
|             | 2,0+2,0+2,5+3,5+3,5 | 1,54                      | 1,54    | 1,92    | 2,70    | 2,70    | 4,41                   | 10,40 | 10,96 | 0,82                              | 2,73 | 2,95 | 3,81 | A             |
|             | 2,0+2,0+2,5+3,5+5,0 | 1,39                      | 1,39    | 1,72    | 2,43    | 3,47    | 4,83                   | 10,40 | 11,31 | 0,83                              | 2,48 | 2,87 | 4,19 | A             |
|             | 2,0+2,0+3,5+3,5+3,5 | 1,44                      | 1,44    | 2,52    | 2,50    | 2,50    | 4,69                   | 10,40 | 10,97 | 0,88                              | 2,72 | 2,94 | 3,82 | A             |
|             | 2,0+2,5+2,5+2,5+2,5 | 1,72                      | 2,17    | 2,17    | 2,17    | 2,17    | 3,99                   | 10,40 | 10,94 | 0,72                              | 2,74 | 2,96 | 3,80 | A             |
|             | 2,0+2,5+2,5+2,5+3,5 | 1,60                      | 2,00    | 2,00    | 2,00    | 2,80    | 4,27                   | 10,40 | 10,95 | 0,77                              | 2,73 | 2,95 | 3,81 | A             |
|             | 2,0+2,5+2,5+2,5+5,0 | 1,44                      | 1,79    | 1,79    | 1,79    | 3,59    | 4,69                   | 10,40 | 11,30 | 0,81                              | 2,49 | 2,87 | 4,18 | A             |
|             | 2,0+2,5+2,5+2,5+6,0 | 1,33                      | 1,68    | 1,68    | 1,68    | 4,03    | 4,97                   | 10,40 | 11,34 | 0,85                              | 2,47 | 2,86 | 4,21 | A             |
|             | 2,0+2,5+2,5+3,5+3,5 | 1,48                      | 1,86    | 1,86    | 2,60    | 2,60    | 4,55                   | 10,40 | 10,96 | 0,85                              | 2,73 | 2,95 | 3,81 | A             |
|             | 2,0+2,5+2,5+3,5+5,0 | 1,34                      | 1,68    | 1,68    | 2,35    | 3,35    | 4,97                   | 10,40 | 11,31 | 0,86                              | 2,48 | 2,87 | 4,19 | A             |
|             | 2,0+2,5+3,5+3,5+3,5 | 1,38                      | 1,73    | 2,43    | 2,43    | 2,43    | 4,83                   | 10,40 | 10,97 | 0,90                              | 2,72 | 2,94 | 3,82 | A             |
|             | 2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 | 2,08                      | 2,08    | 2,08    | 2,08    | 2,08    | 4,13                   | 10,40 | 10,94 | 0,75                              | 2,74 | 2,96 | 3,80 | A             |
|             | 2,5+2,5+2,5+2,5+3,5 | 1,93                      | 1,93    | 1,93    | 1,93    | 2,68    | 4,41                   | 10,40 | 10,95 | 0,82                              | 2,73 | 2,95 | 3,81 | A             |
|             | 2,5+2,5+2,5+2,5+5,0 | 1,73                      | 1,73    | 1,73    | 1,73    | 3,48    | 4,83                   | 10,40 | 11,30 | 0,83                              | 2,49 | 2,87 | 4,18 | A             |
|             | 2,5+2,5+2,5+3,5+3,5 | 1,80                      | 1,80    | 1,80    | 2,50    | 2,50    | 4,69                   | 10,40 | 10,96 | 0,88                              | 2,73 | 2,95 | 3,81 | A             |
|             | 2,5+2,5+3,5+3,5+3,5 | 1,69                      | 1,69    | 2,34    | 2,34    | 2,34    | 4,97                   | 10,40 | 10,97 | 0,93                              | 2,72 | 2,94 | 3,82 | A             |

Opmerking: Aangesloten op 2,0, 2,5, 3,5 en 5,0 Klasse: wandmodel type C / 5,0, 6,0, 7,1 Klasse: wandmodel type E

# KOELEN

| BUITENUNIT  | BINNEN UNITS | KOELCAPACITEIT (KW) |         |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |       | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |
|-------------|--------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------|------|-------|--------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|
|             |              | KAMER A             | KAMER B | KAMER C | KAMER D | KAMER E | MIN                    | NOM  | MAX   | MIN                            | NOM  | MAX  |      |               |           |
| 5MXS90E7V3B | 2,0          | 2,00                | ---     | ---     | ---     | ---     | 1,88                   | 2,00 | 3,03  | 0,45                           | 0,56 | 1,02 | 3,57 | A             | 280       |
|             | 2,5          | 2,50                | ---     | ---     | ---     | ---     | 2,00                   | 2,50 | 3,54  | 0,49                           | 0,71 | 1,18 | 3,52 | A             | 355       |
|             | 3,5          | 3,50                | ---     | ---     | ---     | ---     | 2,05                   | 3,50 | 4,82  | 0,52                           | 1,14 | 1,47 | 3,07 | B             | 570       |
|             | 5,0          | 5,00                | ---     | ---     | ---     | ---     | 2,22                   | 5,00 | 5,50  | 0,49                           | 1,64 | 1,83 | 3,05 | B             | 820       |
|             | 6,0          | 6,00                | ---     | ---     | ---     | ---     | 2,33                   | 6,00 | 6,60  | 0,50                           | 1,89 | 2,24 | 3,17 | B             | 945       |
|             | 7,1          | 7,10                | ---     | ---     | ---     | ---     | 2,45                   | 7,10 | 7,38  | 0,53                           | 2,57 | 2,74 | 2,76 | D             | 1285      |
|             | 2,0+2,0      | 2,00                | 2,00    | ---     | ---     | ---     | 2,11                   | 4,00 | 5,30  | 0,50                           | 1,14 | 1,79 | 3,51 | A             | 570       |
|             | 2,0+2,5      | 2,00                | 2,50    | ---     | ---     | ---     | 2,16                   | 4,50 | 5,73  | 0,50                           | 1,30 | 1,79 | 3,46 | A             | 650       |
|             | 2,0+3,5      | 2,00                | 3,50    | ---     | ---     | ---     | 2,27                   | 5,50 | 6,36  | 0,50                           | 1,70 | 2,09 | 3,24 | A             | 850       |
|             | 2,0+5,0      | 2,00                | 5,00    | ---     | ---     | ---     | 2,44                   | 7,00 | 7,31  | 0,50                           | 2,42 | 2,59 | 2,89 | C             | 1210      |
|             | 2,0+6,0      | 1,86                | 5,56    | ---     | ---     | ---     | 2,58                   | 7,42 | 7,96  | 0,54                           | 2,45 | 2,81 | 3,03 | B             | 1225      |
|             | 2,0+7,1      | 1,71                | 6,09    | ---     | ---     | ---     | 2,74                   | 7,80 | 8,47  | 0,57                           | 2,69 | 3,13 | 2,90 | C             | 1345      |
|             | 2,5+2,5      | 2,50                | 2,50    | ---     | ---     | ---     | 2,22                   | 5,00 | 6,20  | 0,46                           | 1,39 | 1,99 | 3,60 | A             | 695       |
|             | 2,5+3,5      | 2,50                | 3,50    | ---     | ---     | ---     | 2,33                   | 6,00 | 6,60  | 0,50                           | 1,89 | 2,25 | 3,17 | B             | 945       |
|             | 2,5+5,0      | 2,41                | 4,83    | ---     | ---     | ---     | 2,51                   | 7,24 | 7,64  | 0,53                           | 2,59 | 2,82 | 2,80 | D             | 1295      |
|             | 2,5+6,0      | 2,23                | 5,36    | ---     | ---     | ---     | 2,66                   | 7,59 | 8,25  | 0,57                           | 2,57 | 3,00 | 2,95 | C             | 1285      |
|             | 2,5+7,1      | 2,08                | 5,90    | ---     | ---     | ---     | 2,82                   | 7,98 | 8,47  | 0,60                           | 2,81 | 3,13 | 2,84 | C             | 1405      |
|             | 3,5+3,5      | 3,50                | 3,50    | ---     | ---     | ---     | 2,44                   | 7,00 | 7,31  | 0,53                           | 2,52 | 2,69 | 2,78 | D             | 1260      |
|             | 3,5+5,0      | 3,13                | 4,46    | ---     | ---     | ---     | 2,66                   | 7,59 | 7,83  | 0,57                           | 2,82 | 2,94 | 2,69 | D             | 1410      |
|             | 3,5+6,0      | 2,93                | 5,01    | ---     | ---     | ---     | 2,80                   | 7,94 | 8,45  | 0,60                           | 2,81 | 3,13 | 2,83 | C             | 1405      |
| 5MXS90E7V3B | 3,5+7,1      | 2,75                | 5,58    | ---     | ---     | ---     | 2,96                   | 8,33 | 8,47  | 0,64                           | 3,07 | 3,13 | 2,71 | D             | 1535      |
|             | 5,0+5,0      | 4,06                | 4,06    | ---     | ---     | ---     | 2,88                   | 8,12 | 8,18  | 0,60                           | 3,09 | 3,19 | 2,63 | D             | 1545      |
|             | 5,0+6,0      | 3,85                | 4,62    | ---     | ---     | ---     | 3,02                   | 8,47 | 8,64  | 0,64                           | 3,09 | 3,25 | 2,74 | D             | 1545      |
|             | 5,0+7,1      | 3,66                | 5,20    | ---     | ---     | ---     | 3,19                   | 8,86 | 8,88  | 0,67                           | 3,36 | 3,39 | 2,64 | D             | 1680      |
|             | 6,0+6,0      | 4,41                | 4,41    | ---     | ---     | ---     | 3,17                   | 8,82 | 9,27  | 0,64                           | 3,08 | 3,36 | 2,86 | C             | 1540      |
|             | 6,0+7,1      | 4,12                | 4,88    | ---     | ---     | ---     | 3,33                   | 9,00 | 9,29  | 0,68                           | 3,08 | 3,36 | 2,92 | C             | 1540      |
|             | 7,1+7,1      | 4,50                | 4,50    | ---     | ---     | ---     | 3,49                   | 9,00 | 9,31  | 0,71                           | 3,02 | 3,36 | 2,98 | C             | 1510      |
|             | 2,0+2,0+2,0  | 2,00                | 2,00    | 2,00    | ---     | ---     | 2,33                   | 6,00 | 6,63  | 0,50                           | 1,66 | 1,96 | 3,61 | A             | 830       |
|             | 2,0+2,0+2,5  | 2,00                | 2,00    | 2,50    | ---     | ---     | 2,38                   | 6,50 | 6,97  | 0,50                           | 1,91 | 2,17 | 3,40 | A             | 955       |
|             | 2,0+2,0+3,5  | 1,93                | 1,93    | 3,38    | ---     | ---     | 2,51                   | 7,24 | 7,64  | 0,54                           | 2,34 | 2,57 | 3,09 | B             | 1170      |
|             | 2,0+2,0+5,0  | 1,72                | 1,72    | 4,33    | ---     | ---     | 2,73                   | 7,77 | 8,53  | 0,57                           | 2,59 | 3,09 | 3,00 | C             | 1295      |
|             | 2,0+2,0+6,0  | 1,62                | 1,62    | 4,88    | ---     | ---     | 2,88                   | 8,12 | 9,03  | 0,58                           | 2,56 | 3,22 | 3,17 | B             | 1280      |
|             | 2,0+2,0+7,1  | 1,53                | 1,53    | 5,45    | ---     | ---     | 3,04                   | 8,51 | 9,30  | 0,61                           | 2,82 | 3,36 | 3,02 | B             | 1410      |
|             | 2,0+2,5+2,5  | 2,00                | 2,50    | 2,50    | ---     | ---     | 2,44                   | 7,00 | 7,31  | 0,50                           | 2,17 | 2,40 | 3,23 | A             | 1085      |
|             | 2,0+2,5+3,5  | 1,86                | 2,32    | 3,24    | ---     | ---     | 2,58                   | 7,42 | 7,96  | 0,54                           | 2,45 | 2,81 | 3,03 | B             | 1225      |
|             | 2,0+2,5+5,0  | 1,67                | 2,09    | 4,18    | ---     | ---     | 2,80                   | 7,94 | 8,65  | 0,57                           | 2,71 | 3,15 | 2,93 | C             | 1355      |
|             | 2,0+2,5+6,0  | 1,58                | 1,98    | 4,74    | ---     | ---     | 2,95                   | 8,30 | 9,10  | 0,61                           | 2,69 | 3,22 | 3,09 | B             | 1345      |
|             | 2,0+2,5+7,1  | 1,50                | 1,87    | 5,31    | ---     | ---     | 3,11                   | 8,68 | 9,30  | 0,64                           | 2,95 | 3,36 | 2,94 | C             | 1475      |
|             | 2,0+3,5+3,5  | 1,73                | 3,02    | 3,02    | ---     | ---     | 2,73                   | 7,77 | 8,47  | 0,57                           | 2,69 | 3,13 | 2,89 | C             | 1345      |
|             | 2,0+3,5+5,0  | 1,58                | 2,77    | 3,95    | ---     | ---     | 2,95                   | 8,30 | 8,66  | 0,61                           | 2,96 | 3,16 | 2,80 | C             | 1480      |
|             | 2,0+3,5+6,0  | 1,50                | 2,63    | 4,52    | ---     | ---     | 3,10                   | 8,65 | 9,29  | 0,64                           | 2,95 | 3,36 | 2,93 | C             | 1475      |
|             | 2,0+3,5+7,1  | 1,43                | 2,50    | 5,07    | ---     | ---     | 3,26                   | 9,00 | 9,31  | 0,68                           | 3,15 | 3,36 | 2,86 | C             | 1575      |
|             | 2,0+5,0+5,0  | 1,46                | 3,68    | 3,68    | ---     | ---     | 3,17                   | 8,82 | 9,02  | 0,64                           | 3,18 | 3,32 | 2,77 | D             | 1590      |
|             | 2,0+5,0+6,0  | 1,39                | 3,46    | 4,15    | ---     | ---     | 3,32                   | 9,00 | 9,47  | 0,68                           | 2,97 | 3,39 | 3,03 | B             | 1485      |
|             | 2,0+5,0+7,1  | 1,28                | 3,19    | 4,53    | ---     | ---     | 3,48                   | 9,00 | 9,49  | 0,71                           | 2,90 | 3,39 | 3,10 | B             | 1450      |
|             | 2,0+6,0+6,0  | 1,28                | 3,86    | 3,86    | ---     | ---     | 3,46                   | 9,00 | 9,93  | 0,68                           | 2,68 | 3,46 | 3,36 | A             | 1340      |
|             | 2,0+6,0+7,1  | 1,19                | 3,58    | 4,23    | ---     | ---     | 3,63                   | 9,00 | 10,40 | 0,71                           | 2,61 | 4,00 | 3,45 | A             | 1305      |
|             | 2,5+2,5+2,5  | 2,41                | 2,41    | 2,41    | ---     | ---     | 2,51                   | 7,23 | 7,64  | 0,54                           | 2,34 | 2,57 | 3,09 | B             | 1170      |
|             | 2,5+2,5+3,5  | 2,23                | 2,23    | 3,13    | ---     | ---     | 2,66                   | 7,59 | 8,25  | 0,57                           | 2,57 | 3,00 | 2,95 | C             | 1285      |
|             | 2,5+2,5+5,0  | 2,03                | 2,03    | 4,06    | ---     | ---     | 2,88                   | 8,12 | 8,65  | 0,61                           | 2,83 | 3,15 | 2,87 | C             | 1415      |
|             | 2,5+2,5+6,0  | 1,93                | 1,93    | 4,61    | ---     | ---     | 3,02                   | 8,47 | 9,10  | 0,61                           | 2,82 | 3,22 | 3,00 | B             | 1410      |
|             | 2,5+2,5+7,1  | 1,83                | 1,83    | 5,20    | ---     | ---     | 3,19                   | 8,86 | 9,30  | 0,64                           | 3,08 | 3,36 | 2,88 | C             | 1540      |
|             | 2,5+3,5+3,5  | 2,08                | 2,93    | 2,93    | ---     | ---     | 2,80                   | 7,94 | 8,47  | 0,60                           | 2,75 | 3,13 | 2,89 | C             | 1375      |
|             | 2,5+3,5+5,0  | 1,93                | 2,70    | 3,84    | ---     | ---     | 3,02                   | 8,47 | 8,66  | 0,64                           | 3,02 | 3,16 | 2,80 | C             | 1510      |
|             | 2,5+3,5+6,0  | 1,84                | 2,57    | 4,41    | ---     | ---     | 3,17                   | 8,82 | 9,29  | 0,64                           | 3,01 | 3,36 | 2,93 | C             | 1505      |
|             | 2,5+3,5+7,1  | 1,72                | 2,40    | 4,88    | ---     | ---     | 3,33                   | 9,00 | 9,31  | 0,68                           | 3,15 | 3,36 | 2,86 | C             | 1575      |
| 2,5+5,0+5,0 | 1,80         | 3,60                | 3,60    | ---     | ---     | 3,24    | 9,00                   | 9,02 | 0,67  | 3,32                           | 3,37 | 2,71 | D    | 1660          |           |
| 2,5+5,0+6,0 | 1,67         | 3,33                | 4,00    | ---     | ---     | 3,39    | 9,00                   | 9,47 | 0,68  | 3,04                           | 3,39 | 2,96 | C    | 1520          |           |

KOELEN

| BUITENUNIT      | BINNEN-UNITS        | KOEELCAPACITEIT (KW) |         |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |       | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |      |
|-----------------|---------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------|------|-------|--------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|------|
|                 |                     | KAMER A              | KAMER B | KAMER C | KAMER D | KAMER E | MIN                    | NOM  | MAX   | MIN                            | NOM  | MAX  |      |               |           |      |
| 5MXS90E7V3B     | 2,5+5,0+7           | 154                  | 3,08    | 4,38    | ---     | ---     | 3,55                   | 9,00 | 9,49  | 0,71                           | 2,97 | 3,39 | 3,03 | B             | 1485      |      |
|                 | 2,5+6,0+6,0         | 156                  | 3,72    | 3,72    | ---     | ---     | 3,54                   | 9,00 | 9,93  | 0,71                           | 2,75 | 3,46 | 3,27 | A             | 1375      |      |
|                 | 2,5+6,0+7           | 144                  | 3,46    | 4,10    | ---     | ---     | 3,70                   | 9,00 | 10,40 | 0,71                           | 2,68 | 4,00 | 3,36 | A             | 1340      |      |
|                 | 3,5+3,5+3,5         | 2,77                 | 2,77    | 2,77    | ---     | ---     | 2,95                   | 8,31 | 8,60  | 0,64                           | 3,07 | 3,26 | 2,71 | D             | 1535      |      |
|                 | 3,5+3,5+5,0         | 2,57                 | 2,57    | 3,68    | ---     | ---     | 3,17                   | 8,82 | 8,84  | 0,67                           | 3,29 | 3,32 | 2,68 | D             | 1645      |      |
|                 | 3,5+3,5+6,0         | 2,42                 | 2,42    | 4,16    | ---     | ---     | 3,32                   | 9,00 | 9,30  | 0,68                           | 3,08 | 3,36 | 2,92 | C             | 1540      |      |
|                 | 3,5+3,5+7           | 2,23                 | 2,23    | 4,54    | ---     | ---     | 3,48                   | 9,00 | 9,32  | 0,71                           | 3,02 | 3,36 | 2,98 | C             | 1510      |      |
|                 | 3,5+5,0+5,0         | 2,34                 | 3,33    | 3,33    | ---     | ---     | 3,39                   | 9,00 | 9,02  | 0,71                           | 3,32 | 3,35 | 2,71 | D             | 1660      |      |
|                 | 3,5+5,0+6,0         | 2,18                 | 3,10    | 3,72    | ---     | ---     | 3,54                   | 9,00 | 9,48  | 0,71                           | 3,04 | 3,39 | 2,96 | C             | 1520      |      |
|                 | 3,5+5,0+7           | 2,02                 | 2,88    | 4,10    | ---     | ---     | 3,70                   | 9,00 | 9,94  | 0,75                           | 2,97 | 3,91 | 3,03 | B             | 1485      |      |
|                 | 3,5+6,0+6,0         | 2,04                 | 3,48    | 3,48    | ---     | ---     | 3,69                   | 9,00 | 10,38 | 0,71                           | 2,75 | 4,00 | 3,27 | A             | 1375      |      |
|                 | 5,0+5,0+5,0         | 3,00                 | 3,00    | 3,00    | ---     | ---     | 3,61                   | 9,00 | 9,78  | 0,75                           | 3,21 | 4,07 | 2,80 | C             | 1605      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,0+2,0     | 1,86                 | 1,86    | 1,86    | 1,86    | ---     | 2,58                   | 7,44 | 7,96  | 0,54                           | 2,04 | 2,32 | 3,65 | A             | 1020      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,0+2,5     | 1,79                 | 1,79    | 1,79    | 2,22    | ---     | 2,66                   | 7,59 | 8,25  | 0,54                           | 2,09 | 2,50 | 3,63 | A             | 1045      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,0+3,5     | 1,67                 | 1,67    | 1,67    | 2,93    | ---     | 2,80                   | 7,94 | 8,78  | 0,58                           | 2,32 | 2,82 | 3,42 | A             | 1160      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,0+5,0     | 1,54                 | 1,54    | 1,54    | 3,85    | ---     | 3,02                   | 8,47 | 9,30  | 0,61                           | 2,71 | 3,25 | 3,13 | B             | 1355      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,0+6,0     | 1,47                 | 1,47    | 1,47    | 4,41    | ---     | 3,17                   | 8,82 | 9,81  | 0,65                           | 2,68 | 3,38 | 3,29 | A             | 1340      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,0+7       | 1,37                 | 1,37    | 1,37    | 4,89    | ---     | 3,33                   | 9,00 | 9,96  | 0,65                           | 2,82 | 3,46 | 3,19 | B             | 1410      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,5+2,5     | 1,73                 | 1,73    | 2,16    | 2,16    | ---     | 2,73                   | 7,78 | 8,53  | 0,58                           | 2,21 | 2,69 | 3,52 | A             | 1105      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,5+3,5     | 1,62                 | 1,62    | 2,03    | 2,85    | ---     | 2,88                   | 8,12 | 9,03  | 0,58                           | 2,56 | 3,22 | 3,17 | B             | 1280      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,5+5,0     | 1,50                 | 1,50    | 1,88    | 3,77    | ---     | 3,10                   | 8,65 | 9,49  | 0,64                           | 2,84 | 3,39 | 3,05 | B             | 1420      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,5+6,0     | 1,44                 | 1,44    | 1,80    | 4,32    | ---     | 3,24                   | 9,00 | 9,94  | 0,65                           | 2,81 | 3,46 | 3,20 | A             | 1405      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,5+7       | 1,32                 | 1,32    | 1,65    | 4,71    | ---     | 3,41                   | 9,00 | 9,96  | 0,68                           | 2,82 | 3,46 | 3,19 | B             | 1410      |      |
|                 | 2,0+2,0+3,5+3,5     | 1,54                 | 1,54    | 2,70    | 2,70    | ---     | 3,02                   | 8,48 | 9,13  | 0,61                           | 2,82 | 3,22 | 3,01 | B             | 1410      |      |
|                 | 2,0+2,0+3,5+5,0     | 1,44                 | 1,44    | 2,52    | 3,60    | ---     | 3,24                   | 9,00 | 9,49  | 0,64                           | 3,04 | 3,39 | 2,96 | C             | 1520      |      |
|                 | 2,0+2,0+3,5+6,0     | 1,33                 | 1,33    | 2,34    | 4,00    | ---     | 3,39                   | 9,00 | 9,95  | 0,68                           | 2,75 | 3,46 | 3,27 | A             | 1375      |      |
|                 | 5MXS90E7V3B         | 2,0+2,0+3,5+7        | 1,23    | 1,23    | 2,16    | 4,38    | ---                    | 3,55 | 9,00  | 9,97                           | 0,71 | 2,68 | 3,46 | 3,36          | A         | 1340 |
|                 |                     | 2,0+2,0+5,0+5,0      | 1,29    | 1,29    | 3,21    | 3,21    | ---                    | 3,46 | 9,00  | 9,68                           | 0,68 | 2,92 | 3,42 | 3,08          | B         | 1460 |
|                 |                     | 2,0+2,0+5,0+6,0      | 1,20    | 1,20    | 3,00    | 3,60    | ---                    | 3,61 | 9,00  | 10,45                          | 0,71 | 2,70 | 3,88 | 3,33          | A         | 1350 |
|                 |                     | 2,0+2,5+2,5+2,5      | 1,67    | 2,09    | 2,09    | 2,09    | ---                    | 2,80 | 7,94  | 8,78                           | 0,58 | 2,32 | 2,82 | 3,42          | A         | 1160 |
|                 |                     | 2,0+2,5+2,5+3,5      | 1,57    | 1,98    | 1,98    | 2,77    | ---                    | 2,95 | 8,30  | 9,12                           | 0,61 | 2,69 | 3,22 | 3,09          | B         | 1345 |
|                 |                     | 2,0+2,5+2,5+5,0      | 1,46    | 1,84    | 1,84    | 3,68    | ---                    | 3,17 | 8,82  | 9,49                           | 0,64 | 2,90 | 3,39 | 3,04          | B         | 1450 |
|                 |                     | 2,0+2,5+2,5+6,0      | 1,39    | 1,73    | 1,73    | 4,15    | ---                    | 3,32 | 9,00  | 9,94                           | 0,65 | 2,75 | 3,46 | 3,27          | A         | 1375 |
| 2,0+2,5+2,5+7   |                     | 1,27                 | 1,60    | 1,60    | 4,53    | ---     | 3,48                   | 9,00 | 9,96  | 0,68                           | 2,68 | 3,46 | 3,36 | A             | 1340      |      |
| 2,0+2,5+3,5+3,5 |                     | 1,50                 | 1,89    | 2,63    | 2,63    | ---     | 3,10                   | 8,65 | 9,31  | 0,64                           | 2,88 | 3,36 | 3,00 | B             | 1440      |      |
| 2,0+2,5+3,5+5,0 |                     | 1,39                 | 1,73    | 2,42    | 3,46    | ---     | 3,32                   | 9,00 | 9,49  | 0,68                           | 3,04 | 3,39 | 2,96 | C             | 1520      |      |
| 2,0+2,5+3,5+6,0 |                     | 1,28                 | 1,61    | 2,25    | 3,86    | ---     | 3,46                   | 9,00 | 9,95  | 0,68                           | 2,75 | 3,46 | 3,27 | A             | 1375      |      |
| 2,0+2,5+3,5+7   |                     | 1,19                 | 1,49    | 2,09    | 4,23    | ---     | 3,63                   | 9,00 | 10,42 | 0,71                           | 2,68 | 4,01 | 3,36 | A             | 1340      |      |
| 2,0+2,5+5,0+5,0 |                     | 1,25                 | 1,55    | 3,10    | 3,10    | ---     | 3,54                   | 9,00 | 9,68  | 0,71                           | 2,92 | 3,42 | 3,08 | B             | 1460      |      |
| 2,0+2,5+5,0+6,0 |                     | 1,17                 | 1,45    | 2,90    | 3,48    | ---     | 3,69                   | 9,00 | 10,49 | 0,71                           | 2,70 | 3,96 | 3,33 | A             | 1350      |      |
| 2,0+3,5+3,5+3,5 |                     | 1,44                 | 2,52    | 2,52    | 2,52    | ---     | 3,24                   | 9,00 | 9,32  | 0,68                           | 3,15 | 3,36 | 2,86 | C             | 1575      |      |
| 2,0+3,5+3,5+5,0 |                     | 1,29                 | 2,25    | 2,25    | 3,21    | ---     | 3,46                   | 9,00 | 9,50  | 0,71                           | 3,04 | 3,39 | 2,96 | C             | 1520      |      |
| 2,0+3,5+3,5+6,0 |                     | 1,20                 | 2,10    | 2,10    | 3,60    | ---     | 3,61                   | 9,00 | 10,40 | 0,71                           | 2,75 | 4,01 | 3,27 | A             | 1375      |      |
| 2,0+3,5+5,0+5,0 |                     | 1,17                 | 2,03    | 2,90    | 2,90    | ---     | 3,69                   | 9,00 | 10,26 | 0,75                           | 2,92 | 4,19 | 3,08 | B             | 1460      |      |
| 2,5+2,5+2,5+2,5 |                     | 2,03                 | 2,03    | 2,03    | 2,03    | ---     | 2,88                   | 8,12 | 9,03  | 0,58                           | 2,56 | 3,22 | 3,17 | B             | 1280      |      |
| 2,5+2,5+2,5+3,5 |                     | 1,93                 | 1,93    | 1,93    | 2,68    | ---     | 3,02                   | 8,47 | 9,12  | 0,61                           | 2,82 | 3,22 | 3,00 | B             | 1410      |      |
| 2,5+2,5+2,5+5,0 |                     | 1,80                 | 1,80    | 1,80    | 3,60    | ---     | 3,24                   | 9,00 | 9,49  | 0,64                           | 3,04 | 3,39 | 2,96 | C             | 1520      |      |
| 2,5+2,5+2,5+6,0 |                     | 1,67                 | 1,67    | 1,67    | 3,99    | ---     | 3,39                   | 9,00 | 9,94  | 0,68                           | 2,75 | 3,46 | 3,27 | A             | 1375      |      |
| 2,5+2,5+2,5+7   |                     | 1,54                 | 1,54    | 1,54    | 4,38    | ---     | 3,55                   | 9,00 | 9,96  | 0,71                           | 2,68 | 3,46 | 3,36 | A             | 1340      |      |
| 2,5+2,5+3,5+3,5 |                     | 1,84                 | 1,84    | 2,57    | 2,57    | ---     | 3,17                   | 8,82 | 9,31  | 0,64                           | 3,02 | 3,36 | 2,92 | C             | 1510      |      |
| 2,5+2,5+3,5+5,0 |                     | 1,67                 | 1,67    | 2,33    | 3,33    | ---     | 3,39                   | 9,00 | 9,49  | 0,68                           | 3,04 | 3,39 | 2,96 | C             | 1520      |      |
| 2,5+2,5+3,5+6,5 |                     | 1,55                 | 1,55    | 2,18    | 3,72    | ---     | 3,54                   | 9,00 | 9,95  | 0,71                           | 2,75 | 3,46 | 3,27 | A             | 1375      |      |
| 2,5+2,5+3,5+7   |                     | 1,44                 | 1,44    | 2,02    | 4,10    | ---     | 3,70                   | 9,00 | 10,42 | 0,71                           | 2,68 | 4,01 | 3,36 | A             | 1340      |      |
| 2,5+2,5+5,0+5,0 |                     | 1,50                 | 1,50    | 3,00    | 3,00    | ---     | 3,61                   | 9,00 | 10,25 | 0,71                           | 2,92 | 4,18 | 3,08 | B             | 1460      |      |
| 2,5+3,5+3,5+3,5 |                     | 1,74                 | 2,42    | 2,42    | 2,42    | ---     | 3,32                   | 9,00 | 9,34  | 0,68                           | 3,15 | 3,36 | 2,86 | C             | 1575      |      |
| 2,5+3,5+3,5+5,0 |                     | 1,56                 | 2,17    | 2,17    | 3,10    | ---     | 3,54                   | 9,00 | 9,50  | 0,71                           | 3,04 | 3,39 | 2,96 | C             | 1520      |      |
| 2,5+3,5+3,5+6,0 |                     | 1,46                 | 2,03    | 2,03    | 3,48    | ---     | 3,69                   | 9,00 | 10,40 | 0,71                           | 2,75 | 4,01 | 3,27 | A             | 1375      |      |
| 3,5+3,5+3,5+3,5 |                     | 2,25                 | 2,25    | 2,25    | 2,25    | ---     | 3,46                   | 9,00 | 9,32  | 0,71                           | 3,15 | 3,36 | 2,86 | C             | 1575      |      |
| 5MXS90E7V3B     |                     | 3,5+3,5+3,5+5,0      | 2,03    | 2,03    | 2,03    | 2,91    | ---                    | 3,69 | 9,00  | 9,95                           | 0,75 | 3,04 | 3,91 | 2,96          | C         | 1520 |
|                 | 2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 | 1,63                 | 1,63    | 1,63    | 1,63    | 1,63    | 2,88                   | 8,15 | 9,03  | 0,58                           | 2,30 | 2,81 | 3,54 | A             | 1150      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,0+2,0+2,5 | 1,58                 | 1,58    | 1,58    | 1,98    | 2,95    | 2,88                   | 8,30 | 9,25  | 0,58                           | 2,36 | 2,95 | 3,52 | A             | 1180      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,0+2,0+3,5 | 1,50                 | 1,50    | 1,50    | 1,50    | 2,65    | 3,10                   | 8,65 | 9,64  | 0,61                           | 2,55 | 3,24 | 3,39 | A             | 1275      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,0+2,0+5,0 | 1,38                 | 1,38    | 1,38    | 1,38    | 3,48    | 3,32                   | 9,00 | 10,09 | 0,65                           | 2,70 | 3,49 | 3,33 | A             | 1350      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,0+2,0+6,0 | 1,29                 | 1,29    | 1,29    | 1,29    | 3,84    | 3,46                   | 9,00 | 10,31 | 0,65                           | 2,50 | 3,40 | 3,60 | A             | 1250      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,0+2,0+7   | 1,19                 | 1,19    | 1,19    | 1,19    | 4,24    | 3,63                   | 9,00 | 10,46 | 0,68                           | 2,47 | 3,48 | 3,64 | A             | 1235      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,0+2,5+2,5 | 1,54                 | 1,54    | 1,54    | 1,92    | 1,92    | 3,02                   | 8,46 | 9,45  | 0,61                           | 2,49 | 3,09 | 3,40 | A             | 1245      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,0+2,5+3,5 | 1,47                 | 1,47    | 1,47    | 1,84    | 2,57    | 3,17                   | 8,82 | 9,81  | 0,61                           | 2,68 | 3,39 | 3,29 | A             | 1345      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,0+2,5+5,0 | 1,33                 | 1,33    | 1,33    | 1,67    | 3,34    | 3,39                   | 9,00 | 10,15 | 0,65                           | 2,70 | 3,49 | 3,33 | A             | 1350      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,0+2,5+6,0 | 1,24                 | 1,24    | 1,24    | 1,55    | 3,73    | 3,54                   | 9,00 | 10,38 | 0,68                           | 2,50 | 3,40 | 3,60 | A             | 1250      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,0+2,5+7   | 1,15                 | 1,15    | 1,15    | 1,44    | 4,11    | 3,70                   | 9,00 | 10,50 | 0,71                           | 2,47 | 3,48 | 3,64 | A             | 1235      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,0+3,5+3,5 | 1,54                 | 1,54    | 1,54    | 1,92    | 1,92    | 3,02                   | 8,46 | 9,45  | 0,61                           | 2,49 | 3,09 | 3,40 | A             | 1245      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,0+3,5+5,0 | 1,24                 | 1,24    | 1,24    | 2,17    | 3,11    | 3,54                   | 9,00 | 10,16 | 0,68                           | 2,74 | 3,49 | 3,28 | A             | 1370      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,0+3,5+6,0 | 1,16                 | 1,16    | 1,16    | 2,03    | 3,49    | 3,69                   | 9,00 | 10,49 | 0,71                           | 2,46 | 3,48 | 3,66 | A             | 1230      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,5+2,5+2,5 | 1,51                 | 1,51    | 1,88    | 1,88    | 1,88    | 3,10                   | 8,66 | 9,64  | 0,61                           | 2,55 | 3,24 | 3,40 | A             | 1275      |      |
|                 | 2,0+2,0+2,5+2,5+3,5 | 1,44                 | 1,44    | 1,80    | 1,80    | 2,52    | 3,24                   | 9,00 | 9,96  | 0,65                           | 2,82 | 3,46 | 3,19 | B             | 1410      |      |

# KOELEN

| BUITENUNIT  | BINNEN UNITS        | KOEELCAPACITEIT (KW) |          |          |          |          | TOTALE CAPACITEIT (KW) |      |       | OPGENOMEN VERMOGEN KOELEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL | JEV (kWu) |
|-------------|---------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|------|-------|--------------------------------|------|------|------|---------------|-----------|
|             |                     | KAMERA A             | KAMERA B | KAMERA C | KAMERA D | KAMERA E | MIN                    | NOM  | MAX   | MIN                            | NOM  | MAX  |      |               |           |
| 5MXS90E7V3B | 2,0+2,5+3,5+3,5+3,5 | 1,20                 | 1,50     | 2,10     | 2,10     | 2,10     | 3,61                   | 9,00 | 10,42 | 0,71                           | 2,82 | 4,01 | 3,19 | B             | 1410      |
|             | 2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 | 1,80                 | 1,80     | 1,80     | 1,80     | 1,80     | 3,24                   | 9,00 | 9,95  | 0,65                           | 2,81 | 3,46 | 3,20 | A             | 1405      |
|             | 2,5+2,5+2,5+2,5+3,5 | 1,67                 | 1,67     | 1,67     | 1,67     | 2,32     | 3,39                   | 9,00 | 9,96  | 0,68                           | 2,75 | 3,46 | 3,27 | A             | 1375      |
|             | 2,5+2,5+2,5+2,5+5,0 | 1,50                 | 1,50     | 1,50     | 1,50     | 3,00     | 3,61                   | 9,00 | 10,45 | 0,71                           | 2,70 | 3,88 | 3,33 | A             | 1350      |
|             | 2,5+2,5+2,5+3,5+3,5 | 1,56                 | 1,56     | 1,56     | 2,16     | 2,16     | 3,54                   | 9,00 | 9,97  | 0,68                           | 2,82 | 3,46 | 3,19 | B             | 1410      |
|             | 2,5+2,5+3,5+3,5+3,5 | 1,44                 | 1,44     | 2,04     | 2,04     | 2,04     | 3,69                   | 9,00 | 10,42 | 0,71                           | 2,75 | 4,01 | 3,27 | A             | 1375      |

# VERWARMEN

| BUITENUNIT      | BINNEN UNITS | VERWARMINGSCAPACITEIT(KW) |          |          |          |          | TOTALE CAPACITEIT (KW) |       |       | OPGENOMEN VERMOGEN VERWARMEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL |   |
|-----------------|--------------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|------------------------|-------|-------|-----------------------------------|------|------|------|---------------|---|
|                 |              | KAMERA A                  | KAMERA B | KAMERA C | KAMERA D | KAMERA E | MIN                    | NOM   | MAX   | MIN                               | NOM  | MAX  |      |               |   |
| 5MXS90E7V3B     | 2,0          | 2,44                      | ---      | ---      | ---      | ---      | 1,36                   | 2,44  | 4,20  | 0,35                              | 0,68 | 1,38 | 3,59 | B             |   |
|                 | 2,5          | 3,05                      | ---      | ---      | ---      | ---      | 1,42                   | 3,05  | 4,65  | 0,37                              | 0,90 | 1,48 | 3,39 | C             |   |
|                 | 3,5          | 4,27                      | ---      | ---      | ---      | ---      | 1,54                   | 4,27  | 5,11  | 0,39                              | 1,43 | 1,95 | 2,99 | D             |   |
|                 | 5,0          | 6,09                      | ---      | ---      | ---      | ---      | 1,98                   | 6,09  | 7,42  | 0,48                              | 1,91 | 2,48 | 3,19 | D             |   |
|                 | 6,0          | 7,31                      | ---      | ---      | ---      | ---      | 2,28                   | 7,31  | 8,53  | 0,60                              | 2,30 | 2,89 | 3,18 | D             |   |
|                 | 7,1          | 8,65                      | ---      | ---      | ---      | ---      | 2,60                   | 8,65  | 9,02  | 0,67                              | 2,87 | 3,04 | 3,01 | D             |   |
|                 | 2,0+2,0      | 2,44                      | 2,44     | ---      | ---      | ---      | 1,69                   | 4,88  | 6,85  | 0,39                              | 1,21 | 1,87 | 4,03 | A             |   |
|                 | 2,0+2,5      | 2,44                      | 3,05     | ---      | ---      | ---      | 1,84                   | 5,49  | 7,25  | 0,41                              | 1,40 | 2,05 | 3,92 | A             |   |
|                 | 2,0+3,5      | 2,44                      | 4,26     | ---      | ---      | ---      | 2,13                   | 6,70  | 7,74  | 0,50                              | 1,99 | 2,44 | 3,37 | C             |   |
|                 | 2,0+5,0      | 2,44                      | 6,09     | ---      | ---      | ---      | 2,57                   | 8,53  | 9,09  | 0,63                              | 2,45 | 2,66 | 3,48 | B             |   |
|                 | 2,0+6,0      | 2,32                      | 6,95     | ---      | ---      | ---      | 2,86                   | 9,27  | 9,88  | 0,65                              | 2,63 | 2,96 | 3,52 | B             |   |
|                 | 2,0+7,1      | 2,20                      | 7,83     | ---      | ---      | ---      | 3,17                   | 10,03 | 10,37 | 0,69                              | 3,01 | 3,18 | 3,33 | C             |   |
|                 | 2,5+2,5      | 3,04                      | 3,04     | ---      | ---      | ---      | 1,98                   | 6,08  | 7,46  | 0,47                              | 1,76 | 2,35 | 3,45 | B             |   |
|                 | 2,5+3,5      | 3,05                      | 4,26     | ---      | ---      | ---      | 2,28                   | 7,31  | 8,53  | 0,60                              | 2,34 | 2,94 | 3,12 | D             |   |
|                 | 2,5+5,0      | 2,98                      | 5,95     | ---      | ---      | ---      | 2,72                   | 8,93  | 9,70  | 0,66                              | 2,61 | 2,99 | 3,42 | B             |   |
|                 | 2,5+6,0      | 2,83                      | 6,79     | ---      | ---      | ---      | 3,00                   | 9,62  | 9,88  | 0,67                              | 2,86 | 3,03 | 3,36 | C             |   |
|                 | 2,5+7,1      | 2,70                      | 7,68     | ---      | ---      | ---      | 3,31                   | 10,38 | 10,77 | 0,72                              | 3,22 | 3,46 | 3,22 | C             |   |
|                 | 3,5+3,5      | 4,27                      | 4,27     | ---      | ---      | ---      | 2,57                   | 8,54  | 9,02  | 0,65                              | 2,91 | 3,15 | 2,93 | D             |   |
|                 | 3,5+5,0      | 3,96                      | 5,66     | ---      | ---      | ---      | 3,00                   | 9,62  | 9,70  | 0,71                              | 2,93 | 2,98 | 3,28 | C             |   |
|                 | 3,5+6,0      | 3,80                      | 6,51     | ---      | ---      | ---      | 3,28                   | 10,31 | 10,75 | 0,72                              | 3,19 | 3,43 | 3,23 | C             |   |
|                 | 3,5+7,1      | 3,43                      | 6,97     | ---      | ---      | ---      | 3,59                   | 10,40 | 10,78 | 0,77                              | 3,11 | 3,35 | 3,34 | C             |   |
| 5,0+5,0         | 5,20         | 5,20                      | ---      | ---      | ---      | 3,42     | 10,40                  | 10,64 | 0,76  | 3,28                              | 3,40 | 3,17 | D    |               |   |
| 5,0+6,0         | 4,73         | 5,67                      | ---      | ---      | ---      | 3,70     | 10,40                  | 10,88 | 0,75  | 3,08                              | 3,31 | 3,38 | C    |               |   |
| 5,0+7,1         | 4,30         | 6,10                      | ---      | ---      | ---      | 4,01     | 10,40                  | 10,51 | 0,83  | 3,01                              | 3,06 | 3,46 | B    |               |   |
| 6,0+6,0         | 5,20         | 5,20                      | ---      | ---      | ---      | 3,99     | 10,40                  | 10,71 | 0,76  | 2,88                              | 3,04 | 3,61 | A    |               |   |
| 6,0+7,1         | 4,76         | 5,64                      | ---      | ---      | ---      | 4,30     | 10,40                  | 10,74 | 0,84  | 2,86                              | 3,03 | 3,64 | A    |               |   |
| 5MXS90E7V3B     | 7,1+7,1      | 5,20                      | 5,20     | ---      | ---      | ---      | 4,61                   | 10,40 | 10,77 | 0,89                              | 2,85 | 3,02 | 3,65 | A             |   |
|                 | 2,0+2,0+2,0  | 2,44                      | 2,44     | 2,44     | ---      | ---      | 2,28                   | 7,32  | 8,67  | 0,53                              | 1,84 | 2,32 | 3,98 | A             |   |
|                 | 2,0+2,0+2,5  | 2,44                      | 2,44     | 3,04     | ---      | ---      | 2,43                   | 7,92  | 9,21  | 0,55                              | 2,05 | 2,58 | 3,86 | A             |   |
|                 | 2,0+2,0+3,5  | 2,38                      | 2,38     | 4,17     | ---      | ---      | 2,72                   | 8,93  | 9,89  | 0,60                              | 2,42 | 2,89 | 3,69 | A             |   |
|                 | 2,0+2,0+5,0  | 2,21                      | 2,21     | 5,54     | ---      | ---      | 3,14                   | 9,96  | 10,48 | 0,65                              | 2,84 | 3,07 | 3,51 | B             |   |
|                 | 2,0+2,0+6,0  | 2,08                      | 2,08     | 6,24     | ---      | ---      | 3,42                   | 10,40 | 10,71 | 0,66                              | 2,87 | 3,04 | 3,62 | A             |   |
|                 | 2,0+2,0+7,1  | 1,87                      | 1,87     | 6,66     | ---      | ---      | 3,73                   | 10,40 | 10,75 | 0,70                              | 2,86 | 3,03 | 3,64 | A             |   |
|                 | 2,0+2,5+2,5  | 2,43                      | 3,05     | 3,05     | ---      | ---      | 2,57                   | 8,53  | 9,21  | 0,57                              | 2,28 | 2,58 | 3,74 | A             |   |
|                 | 2,0+2,5+3,5  | 2,31                      | 2,90     | 4,06     | ---      | ---      | 2,86                   | 9,27  | 9,89  | 0,62                              | 2,57 | 2,89 | 3,61 | A             |   |
|                 | 2,0+2,5+5,0  | 2,17                      | 2,71     | 5,43     | ---      | ---      | 3,28                   | 10,31 | 10,48 | 0,67                              | 3,02 | 3,07 | 3,41 | B             |   |
|                 | 2,0+2,5+6,0  | 1,98                      | 2,48     | 5,94     | ---      | ---      | 3,56                   | 10,40 | 10,71 | 0,68                              | 2,87 | 3,04 | 3,62 | A             |   |
|                 | 2,0+2,5+7,1  | 1,79                      | 2,24     | 6,37     | ---      | ---      | 3,87                   | 10,40 | 10,75 | 0,73                              | 2,86 | 3,03 | 3,64 | A             |   |
|                 | 2,0+3,5+3,5  | 2,22                      | 3,87     | 3,87     | ---      | ---      | 3,14                   | 9,96  | 10,36 | 0,69                              | 2,89 | 3,12 | 3,45 | B             |   |
|                 | 2,0+3,5+5,0  | 1,98                      | 3,47     | 4,95     | ---      | ---      | 3,56                   | 10,40 | 10,90 | 0,72                              | 3,07 | 3,30 | 3,39 | C             |   |
|                 | 2,0+3,5+6,0  | 1,80                      | 3,17     | 5,43     | ---      | ---      | 3,84                   | 10,40 | 10,72 | 0,73                              | 2,87 | 3,04 | 3,62 | A             |   |
|                 | 2,0+3,5+7,1  | 1,65                      | 2,89     | 5,86     | ---      | ---      | 4,15                   | 10,40 | 10,75 | 0,81                              | 2,86 | 3,03 | 3,64 | A             |   |
|                 | 2,0+5,0+5,0  | 1,74                      | 4,33     | 4,33     | ---      | ---      | 3,99                   | 10,40 | 10,63 | 0,80                              | 2,96 | 3,08 | 3,51 | B             |   |
|                 | 2,0+5,0+6,0  | 1,60                      | 4,00     | 4,80     | ---      | ---      | 4,27                   | 10,40 | 10,86 | 0,79                              | 2,77 | 2,99 | 3,75 | A             |   |
|                 | 2,0+5,0+7,1  | 1,47                      | 3,69     | 5,24     | ---      | ---      | 4,58                   | 10,40 | 10,89 | 0,86                              | 2,75 | 2,97 | 3,78 | A             |   |
|                 | 2,0+6,0+6,0  | 1,48                      | 4,46     | 4,46     | ---      | ---      | 4,55                   | 10,40 | 11,09 | 0,82                              | 2,62 | 2,90 | 3,97 | A             |   |
|                 | 2,0+6,0+7,1  | 1,38                      | 4,13     | 4,89     | ---      | ---      | 4,86                   | 10,40 | 11,12 | 0,87                              | 2,61 | 2,89 | 3,98 | A             |   |
|                 | 2,5+2,5+2,5  | 2,98                      | 2,98     | 2,98     | ---      | ---      | 2,72                   | 8,94  | 9,88  | 0,60                              | 2,42 | 2,89 | 3,69 | A             |   |
|                 | 2,5+2,5+3,5  | 2,83                      | 2,83     | 3,96     | ---      | ---      | 3,00                   | 9,62  | 9,89  | 0,67                              | 2,73 | 2,89 | 3,52 | B             |   |
|                 | 2,5+2,5+5,0  | 2,60                      | 2,60     | 5,20     | ---      | ---      | 3,42                   | 10,40 | 10,89 | 0,70                              | 3,07 | 3,30 | 3,39 | C             |   |
|                 | 2,5+2,5+6,0  | 2,36                      | 2,36     | 5,68     | ---      | ---      | 3,70                   | 10,40 | 10,71 | 0,71                              | 2,87 | 3,04 | 3,62 | A             |   |
|                 | 2,5+2,5+7,1  | 2,15                      | 2,15     | 6,10     | ---      | ---      | 4,01                   | 10,40 | 10,75 | 0,78                              | 2,86 | 3,03 | 3,64 | A             |   |
|                 | 2,5+3,5+3,5  | 2,71                      | 3,80     | 3,80     | ---      | ---      | 3,28                   | 10,31 | 10,76 | 0,72                              | 3,12 | 3,35 | 3,30 | C             |   |
|                 | 2,5+3,5+5,0  | 2,36                      | 3,31     | 4,73     | ---      | ---      | 3,70                   | 10,40 | 10,90 | 0,75                              | 3,07 | 3,30 | 3,39 | C             |   |
|                 | 2,5+3,5+6,0  | 2,17                      | 3,03     | 5,20     | ---      | ---      | 3,99                   | 10,40 | 10,72 | 0,76                              | 2,87 | 3,04 | 3,62 | A             |   |
|                 | 2,5+3,5+7,1  | 1,98                      | 2,78     | 5,64     | ---      | ---      | 4,30                   | 10,40 | 10,75 | 0,83                              | 2,86 | 3,03 | 3,64 | A             |   |
|                 | 2,5+5,0+5,0  | 2,08                      | 4,16     | 4,16     | ---      | ---      | 4,13                   | 10,40 | 10,63 | 0,83                              | 2,96 | 3,08 | 3,51 | B             |   |
|                 | 2,5+5,0+6,0  | 1,93                      | 3,85     | 4,62     | ---      | ---      | 4,41                   | 10,40 | 10,86 | 0,84                              | 2,77 | 2,99 | 3,75 | A             |   |
|                 | 5MXS90E7V3B  | 2,5+5,0+7,1               | 1,78     | 3,56     | 5,06     | ---      | ---                    | 4,72  | 10,40 | 10,89                             | 0,89 | 2,75 | 2,97 | 3,78          | A |
|                 |              | 2,5+6,0+6,0               | 1,80     | 4,30     | 4,30     | ---      | ---                    | 4,69  | 10,40 | 11,09                             | 0,85 | 2,62 | 2,90 | 3,97          | A |
|                 |              | 2,5+6,0+7,1               | 1,67     | 4,00     | 4,73     | ---      | ---                    | 5,00  | 10,40 | 11,12                             | 0,90 | 2,61 | 2,89 | 3,98          | A |
|                 |              | 3,5+3,5+3,5               | 3,46     | 3,46     | 3,46     | ---      | ---                    | 3,56  | 10,38 | 10,76                             | 0,77 | 3,12 | 3,35 | 3,33          | C |
|                 |              | 3,5+3,5+5,0               | 3,03     | 3,03     | 4,34     | ---      | ---                    | 3,99  | 10,40 | 10,91                             | 0,83 | 3,07 | 3,30 | 3,39          | C |
|                 |              | 3,5+3,5+6,0               | 2,80     | 2,80     | 4,80     | ---      | ---                    | 4,27  | 10,40 | 10,73                             | 0,84 | 2,87 | 3,04 | 3,62          | A |
|                 |              | 3,5+3,5+7,1               | 2,58     | 2,58     | 5,24     | ---      | ---                    | 4,58  | 10,40 | 10,76                             | 0,89 | 2,86 | 3,02 | 3,64          | A |
|                 |              | 3,5+5,0+5,0               | 2,70     | 3,85     | 3,85     | ---      | ---                    | 4,41  | 10,40 | 10,64                             | 0,89 | 2,96 | 3,07 | 3,51          | B |
|                 |              | 3,5+5,0+6,0               | 2,51     | 3,59     | 4,30     | ---      | ---                    | 4,69  | 10,40 | 10,86                             | 0,90 | 2,76 | 2,98 | 3,77          | A |
|                 |              | 3,5+5,0+7,1               | 2,34     | 3,33     | 4,73     | ---      | ---                    | 5,00  | 10,40 | 10,90                             | 0,95 | 2,75 | 2,97 | 3,78          | A |
|                 |              | 3,5+6,0+6,0               | 2,34     | 4,03     | 4,03     | ---      | ---                    | 4,97  | 10,40 | 11,09                             | 0,91 | 2,62 | 2,90 | 3,97          | A |
|                 |              | 5,0+5,0+5,0               | 3,46     | 3,46     | 3,46     | ---      | ---                    | 4,83  | 10,38 | 10,77                             | 0,95 | 2,85 | 3,02 | 3,64          | A |
|                 |              | 2,0+2,0+2,0+2,0           | 2,32     | 2,32     | 2,32     | 2,32     | ---                    | 2,86  | 9,28  | 10,18                             | 0,57 | 2,39 | 2,76 | 3,88          | A |
| 2,0+2,0+2,0+2,5 |              | 2,26                      | 2,26     | 2,26     | 2,84     | ---      | 3,00                   | 9,62  | 10,18 | 0,59                              | 2,49 | 2,76 | 3,86 | A             |   |

# VERWARMEN

| BUITENUNIT          | BINNEN UNITS        | VERWARMINGSCAPACITEIT(KW) |         |         |         |         | TOTALE CAPACITEIT (KW) |       |       | OPGENOMEN VERMOGEN VERWARMEN (KW) |      |      | EER  | ENERGIE-LABEL |   |
|---------------------|---------------------|---------------------------|---------|---------|---------|---------|------------------------|-------|-------|-----------------------------------|------|------|------|---------------|---|
|                     |                     | KAMER A                   | KAMER B | KAMER C | KAMER D | KAMER E | MIN                    | NOM   | MAX   | MIN                               | NOM  | MAX  |      |               |   |
| 5MXS90E7V3B         | 2,0+2,0+2,0+3,5     | 217                       | 217     | 217     | 3,80    | ---     | 3,28                   | 10,31 | 10,73 | 0,63                              | 2,81 | 3,04 | 3,67 | A             |   |
|                     | 2,0+2,0+2,0+5,0     | 189                       | 189     | 189     | 4,73    | ---     | 3,70                   | 10,40 | 10,86 | 0,68                              | 2,76 | 2,99 | 3,77 | A             |   |
|                     | 2,0+2,0+2,0+6,0     | 173                       | 173     | 173     | 5,21    | ---     | 3,99                   | 10,40 | 11,09 | 0,69                              | 2,62 | 2,90 | 3,97 | A             |   |
|                     | 2,0+2,0+2,0+7,1     | 159                       | 159     | 159     | 5,63    | ---     | 4,30                   | 10,40 | 11,12 | 0,74                              | 2,61 | 2,88 | 3,98 | A             |   |
|                     | 2,0+2,0+2,5+2,5     | 221                       | 221     | 2,77    | 2,77    | ---     | 3,14                   | 9,96  | 10,72 | 0,61                              | 2,65 | 3,04 | 3,76 | A             |   |
|                     | 2,0+2,0+2,5+3,5     | 208                       | 208     | 2,60    | 3,64    | ---     | 3,42                   | 10,40 | 10,73 | 0,66                              | 2,87 | 3,04 | 3,62 | A             |   |
|                     | 2,0+2,0+2,5+5,0     | 181                       | 181     | 2,26    | 4,52    | ---     | 3,84                   | 10,40 | 10,86 | 0,71                              | 2,76 | 2,99 | 3,77 | A             |   |
|                     | 2,0+2,0+2,5+6,0     | 166                       | 166     | 2,08    | 5,00    | ---     | 4,13                   | 10,40 | 11,09 | 0,72                              | 2,62 | 2,90 | 3,97 | A             |   |
|                     | 2,0+2,0+2,5+7,1     | 153                       | 153     | 1,91    | 5,43    | ---     | 4,44                   | 10,40 | 11,12 | 0,79                              | 2,61 | 2,88 | 3,98 | A             |   |
|                     | 2,0+2,0+3,5+3,5     | 189                       | 189     | 3,31    | 3,31    | ---     | 3,70                   | 10,40 | 10,74 | 0,71                              | 2,87 | 3,03 | 3,62 | A             |   |
|                     | 2,0+2,0+3,5+5,0     | 166                       | 166     | 2,91    | 4,17    | ---     | 4,13                   | 10,40 | 10,87 | 0,76                              | 2,76 | 2,98 | 3,77 | A             |   |
|                     | 2,0+2,0+3,5+6,0     | 154                       | 154     | 2,70    | 4,62    | ---     | 4,41                   | 10,40 | 11,10 | 0,77                              | 2,61 | 2,89 | 3,98 | A             |   |
|                     | 2,0+2,0+3,5+7,1     | 142                       | 142     | 2,49    | 5,07    | ---     | 4,72                   | 10,40 | 11,13 | 0,84                              | 2,60 | 2,88 | 4,00 | A             |   |
|                     | 2,0+2,0+5,0+5,0     | 149                       | 149     | 3,71    | 3,71    | ---     | 4,55                   | 10,40 | 11,01 | 0,84                              | 2,71 | 2,93 | 3,84 | A             |   |
|                     | 2,0+2,0+5,0+6,0     | 139                       | 139     | 3,47    | 4,15    | ---     | 4,83                   | 10,40 | 11,23 | 0,85                              | 2,51 | 2,90 | 4,14 | A             |   |
|                     | 2,0+2,5+2,5+2,5     | 218                       | 2,71    | 2,71    | 2,71    | ---     | 3,28                   | 10,31 | 10,72 | 0,64                              | 2,82 | 3,04 | 3,66 | A             |   |
|                     | 2,0+2,5+2,5+3,5     | 197                       | 2,48    | 2,48    | 3,47    | ---     | 3,56                   | 10,40 | 10,73 | 0,68                              | 2,87 | 3,04 | 3,62 | A             |   |
|                     | 2,0+2,5+2,5+5,0     | 173                       | 2,17    | 2,17    | 4,33    | ---     | 3,99                   | 10,40 | 10,86 | 0,73                              | 2,76 | 2,99 | 3,77 | A             |   |
|                     | 2,0+2,5+2,5+6,0     | 160                       | 2,00    | 2,00    | 4,80    | ---     | 4,27                   | 10,40 | 11,09 | 0,74                              | 2,62 | 2,90 | 3,97 | A             |   |
|                     | 2,0+2,5+2,5+7,1     | 148                       | 1,84    | 1,84    | 5,24    | ---     | 4,58                   | 10,40 | 11,12 | 0,82                              | 2,61 | 2,88 | 3,98 | A             |   |
|                     | 2,0+2,5+3,5+3,5     | 180                       | 2,26    | 3,17    | 3,17    | ---     | 3,84                   | 10,40 | 10,74 | 0,73                              | 2,87 | 3,03 | 3,62 | A             |   |
|                     | 2,0+2,5+3,5+5,0     | 160                       | 2,00    | 2,80    | 4,00    | ---     | 4,27                   | 10,40 | 10,87 | 0,78                              | 2,76 | 2,98 | 3,77 | A             |   |
|                     | 2,0+2,5+3,5+6,0     | 148                       | 1,86    | 2,60    | 4,46    | ---     | 4,55                   | 10,40 | 11,10 | 0,82                              | 2,61 | 2,89 | 3,98 | A             |   |
|                     | 2,0+2,5+3,5+7,1     | 138                       | 1,72    | 2,41    | 4,89    | ---     | 4,86                   | 10,40 | 11,13 | 0,87                              | 2,60 | 2,88 | 4,00 | A             |   |
|                     | 2,0+2,5+5,0+5,0     | 143                       | 1,79    | 3,59    | 3,59    | ---     | 4,69                   | 10,40 | 11,01 | 0,87                              | 2,71 | 2,93 | 3,84 | A             |   |
|                     | 2,0+2,5+5,0+6,0     | 134                       | 1,68    | 3,35    | 4,03    | ---     | 4,97                   | 10,40 | 11,23 | 0,88                              | 2,51 | 2,90 | 4,14 | A             |   |
|                     | 5MXS90E7V3B         | 2,0+3,5+3,5+3,5           | 167     | 2,91    | 2,91    | 2,91    | ---                    | 4,13  | 10,40 | 10,74                             | 0,78 | 2,86 | 3,03 | 3,64          | A |
|                     |                     | 2,0+3,5+3,5+5,0           | 149     | 2,60    | 2,60    | 3,71    | ---                    | 4,55  | 10,40 | 10,88                             | 0,87 | 2,76 | 2,98 | 3,77          | A |
|                     |                     | 2,0+3,5+3,5+6,0           | 138     | 2,43    | 2,43    | 4,16    | ---                    | 4,83  | 10,40 | 11,11                             | 0,87 | 2,61 | 2,89 | 3,98          | A |
|                     |                     | 2,0+3,5+5,0+5,0           | 135     | 2,35    | 3,35    | 3,35    | ---                    | 4,97  | 10,40 | 11,01                             | 0,92 | 2,65 | 2,93 | 3,92          | A |
|                     |                     | 2,5+2,5+2,5+2,5           | 260     | 2,60    | 2,60    | 2,60    | ---                    | 3,42  | 10,40 | 10,72                             | 0,66 | 2,87 | 3,04 | 3,62          | A |
|                     |                     | 2,5+2,5+2,5+3,5           | 236     | 2,36    | 2,36    | 3,32    | ---                    | 3,70  | 10,40 | 10,73                             | 0,71 | 2,87 | 3,04 | 3,62          | A |
| 2,5+2,5+2,5+5,0     |                     | 208                       | 2,08    | 2,08    | 4,16    | ---     | 4,13                   | 10,40 | 10,86 | 0,76                              | 2,76 | 2,99 | 3,77 | A             |   |
| 2,5+2,5+2,5+6,0     |                     | 193                       | 1,93    | 1,93    | 4,61    | ---     | 4,41                   | 10,40 | 11,09 | 0,77                              | 2,62 | 2,90 | 3,97 | A             |   |
| 2,5+2,5+2,5+7,1     |                     | 178                       | 1,78    | 1,78    | 5,06    | ---     | 4,72                   | 10,40 | 11,12 | 0,84                              | 2,61 | 2,88 | 3,98 | A             |   |
| 2,5+2,5+3,5+3,5     |                     | 217                       | 2,17    | 3,03    | 3,03    | ---     | 3,99                   | 10,40 | 10,74 | 0,76                              | 2,87 | 3,03 | 3,62 | A             |   |
| 2,5+2,5+3,5+5,0     |                     | 193                       | 1,93    | 2,70    | 3,84    | ---     | 4,41                   | 10,40 | 10,87 | 0,84                              | 2,76 | 2,98 | 3,77 | A             |   |
| 2,5+2,5+3,5+6,5     |                     | 179                       | 1,79    | 2,51    | 4,31    | ---     | 4,69                   | 10,40 | 11,10 | 0,85                              | 2,61 | 2,89 | 3,98 | A             |   |
| 2,5+2,5+3,5+7,1     |                     | 167                       | 1,67    | 2,33    | 4,73    | ---     | 5,00                   | 10,40 | 11,13 | 0,90                              | 2,60 | 2,88 | 4,00 | A             |   |
| 2,5+2,5+5,0+5,0     |                     | 173                       | 1,73    | 3,47    | 3,47    | ---     | 4,83                   | 10,40 | 11,01 | 0,90                              | 2,71 | 2,93 | 3,84 | A             |   |
| 2,5+3,5+3,5+3,5     |                     | 200                       | 2,80    | 2,80    | 2,80    | ---     | 4,27                   | 10,40 | 10,74 | 0,84                              | 2,86 | 3,03 | 3,64 | A             |   |
| 2,5+3,5+3,5+5,0     |                     | 179                       | 2,51    | 2,51    | 3,59    | ---     | 4,69                   | 10,40 | 10,88 | 0,89                              | 2,76 | 2,98 | 3,77 | A             |   |
| 2,5+3,5+3,5+6,0     |                     | 167                       | 2,35    | 2,35    | 4,03    | ---     | 4,97                   | 10,40 | 11,11 | 0,90                              | 2,61 | 2,89 | 3,98 | A             |   |
| 3,5+3,5+3,5+3,5     |                     | 260                       | 2,60    | 2,60    | 2,60    | ---     | 4,55                   | 10,40 | 10,75 | 0,89                              | 2,86 | 3,03 | 3,64 | A             |   |
| 3,5+3,5+3,5+5,0     |                     | 235                       | 2,35    | 2,35    | 3,35    | ---     | 4,97                   | 10,40 | 10,89 | 0,95                              | 2,76 | 2,98 | 3,77 | A             |   |
| 2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 |                     | 208                       | 2,08    | 2,08    | 2,08    | 2,08    | 3,42                   | 10,40 | 11,10 | 0,58                              | 2,62 | 2,89 | 3,97 | A             |   |
| 2,0+2,0+2,0+2,0+2,5 |                     | 198                       | 1,98    | 1,98    | 1,98    | 2,48    | 3,56                   | 10,40 | 11,10 | 0,60                              | 2,62 | 2,89 | 3,97 | A             |   |
| 2,0+2,0+2,0+2,0+3,5 |                     | 181                       | 1,81    | 1,81    | 1,81    | 3,16    | 3,84                   | 10,40 | 11,11 | 0,67                              | 2,61 | 2,89 | 3,98 | A             |   |
| 2,0+2,0+2,0+2,0+5,0 |                     | 160                       | 1,60    | 1,60    | 1,60    | 4,00    | 4,27                   | 10,40 | 11,24 | 0,71                              | 2,51 | 2,90 | 4,14 | A             |   |
| 2,0+2,0+2,0+2,0+6,0 |                     | 149                       | 1,49    | 1,49    | 1,49    | 4,44    | 4,55                   | 10,40 | 11,47 | 0,72                              | 2,38 | 2,81 | 4,37 | A             |   |
| 2,0+2,0+2,0+2,0+7,1 |                     | 138                       | 1,38    | 1,38    | 1,38    | 4,88    | 4,86                   | 10,40 | 11,50 | 0,79                              | 2,36 | 2,79 | 4,41 | A             |   |
| 2,0+2,0+2,0+2,5+2,5 |                     | 190                       | 1,90    | 1,90    | 2,35    | 2,35    | 3,70                   | 10,40 | 11,10 | 0,62                              | 2,62 | 2,89 | 3,97 | A             |   |
| 2,0+2,0+2,0+2,5+3,5 |                     | 173                       | 1,73    | 1,73    | 2,17    | 3,04    | 3,99                   | 10,40 | 11,11 | 0,69                              | 2,61 | 2,89 | 3,98 | A             |   |
| 2,0+2,0+2,0+2,5+5,0 |                     | 154                       | 1,54    | 1,54    | 1,93    | 3,85    | 4,41                   | 10,40 | 11,24 | 0,74                              | 2,51 | 2,90 | 4,14 | A             |   |
| 2,0+2,0+2,0+2,5+6,0 |                     | 143                       | 1,43    | 1,43    | 1,80    | 4,31    | 4,69                   | 10,40 | 11,47 | 0,74                              | 2,38 | 2,81 | 4,37 | A             |   |
| 2,0+2,0+2,0+2,5+7,1 |                     | 133                       | 1,33    | 1,33    | 1,67    | 4,74    | 5,00                   | 10,40 | 11,50 | 0,82                              | 2,36 | 2,79 | 4,41 | A             |   |
| 2,0+2,0+2,0+3,5+3,5 |                     | 190                       | 1,90    | 1,90    | 2,35    | 2,35    | 3,70                   | 10,40 | 11,10 | 0,62                              | 2,62 | 2,89 | 3,97 | A             |   |
| 2,0+2,0+2,0+3,5+5,0 |                     | 143                       | 1,43    | 1,43    | 2,51    | 3,60    | 4,69                   | 10,40 | 11,25 | 0,82                              | 2,51 | 2,89 | 4,14 | A             |   |
| 5MXS90E7V3B         | 2,0+2,0+2,0+3,5+6,0 | 134                       | 1,34    | 1,34    | 2,35    | 4,03    | 4,97                   | 10,40 | 11,48 | 0,82                              | 2,37 | 2,80 | 4,39 | A             |   |
|                     | 2,0+2,0+2,5+2,5+2,5 | 181                       | 1,81    | 2,26    | 2,26    | 2,26    | 3,84                   | 10,40 | 11,10 | 0,67                              | 2,62 | 2,89 | 3,97 | A             |   |
|                     | 2,0+2,0+2,5+2,5+3,5 | 166                       | 1,66    | 2,08    | 2,08    | 2,92    | 4,13                   | 10,40 | 11,11 | 0,71                              | 2,61 | 2,89 | 3,98 | A             |   |
|                     | 2,0+2,0+2,5+2,5+5,0 | 149                       | 1,49    | 1,86    | 1,86    | 3,70    | 4,55                   | 10,40 | 11,24 | 0,76                              | 2,51 | 2,90 | 4,14 | A             |   |
|                     | 2,0+2,0+2,5+2,5+6,0 | 139                       | 1,39    | 1,73    | 1,73    | 4,16    | 4,83                   | 10,40 | 11,47 | 0,80                              | 2,38 | 2,81 | 4,37 | A             |   |
|                     | 2,0+2,0+2,5+3,5+3,5 | 154                       | 1,54    | 1,92    | 2,70    | 2,70    | 4,41                   | 10,40 | 11,11 | 0,76                              | 2,61 | 2,89 | 3,98 | A             |   |
|                     | 2,0+2,0+2,5+3,5+5,0 | 139                       | 1,39    | 1,72    | 2,43    | 3,47    | 4,83                   | 10,40 | 11,25 | 0,84                              | 2,51 | 2,89 | 4,14 | A             |   |
|                     | 2,0+2,0+3,5+3,5+3,5 | 144                       | 1,44    | 2,52    | 2,50    | 2,50    | 4,69                   | 10,40 | 11,12 | 0,84                              | 2,61 | 2,89 | 3,98 | A             |   |
|                     | 2,0+2,5+2,5+2,5+2,5 | 172                       | 2,17    | 2,17    | 2,17    | 2,17    | 3,99                   | 10,40 | 11,10 | 0,69                              | 2,62 | 2,89 | 3,97 | A             |   |
|                     | 2,0+2,5+2,5+2,5+3,5 | 160                       | 2,00    | 2,00    | 2,00    | 2,80    | 4,27                   | 10,40 | 11,11 | 0,74                              | 2,61 | 2,89 | 3,98 | A             |   |
|                     | 2,0+2,5+2,5+2,5+5,0 | 144                       | 1,79    | 1,79    | 1,79    | 3,59    | 4,69                   | 10,40 | 11,24 | 0,82                              | 2,51 | 2,90 | 4,14 | A             |   |
|                     | 2,0+2,5+2,5+2,5+6,0 | 133                       | 1,68    | 1,68    | 1,68    | 4,03    | 4,97                   | 10,40 | 11,47 | 0,82                              | 2,38 | 2,81 | 4,37 | A             |   |
|                     | 2,0+2,5+2,5+3,5+3,5 | 148                       | 1,86    | 1,86    | 2,60    | 2,60    | 4,55                   | 10,40 | 11,11 | 0,82                              | 2,61 | 2,89 | 3,98 | A             |   |
|                     | 2,0+2,5+2,5+3,5+5,0 | 134                       | 1,68    | 1,68    | 2,35    | 3,35    | 4,97                   | 10,40 | 11,25 | 0,87                              | 2,51 | 2,89 | 4,14 | A             |   |
|                     | 2,0+2,5+3,5+3,5+3,5 | 138                       | 1,73    | 2,43    | 2,43    | 2,43    | 4,83                   | 10,40 | 11,12 | 0,87                              | 2,61 | 2,89 | 3,98 | A             |   |
|                     | 2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 | 208                       | 2,08    | 2,08    | 2,08    | 2,08    | 4,13                   | 10,40 | 11,10 | 0,72                              | 2,62 | 2,89 | 3,97 | A             |   |
|                     | 2,5+2,5+2,5+2,5+3,5 | 193                       | 1,93    | 1,93    | 2,68    | 4,41    | 4,41                   | 10,40 | 11,11 | 0,77                              | 2,61 | 2,89 | 3,98 | A             |   |
|                     | 2,5+2,5+2,5+2,5+5,0 | 173                       | 1,73    | 1,73    | 3,48    | 4,83    | 4,83                   | 10,40 | 11,24 | 0,85                              | 2,51 | 2,90 | 4,14 | A             |   |
| 2,5+2,5+2,5+3,5+3,5 | 180                 | 1,80                      | 1,80    | 2,50    | 2,50    | 4,69    | 10,40                  | 11,11 | 0,85  | 2,61                              | 2,89 | 3,98 | A    |               |   |
| 2,5+2,5+3,5+3,5+3,5 | 169                 | 1,69                      | 2,34    | 2,34    | 2,34    | 4,97    | 10,40                  | 11,12 | 0,90  | 2,61                              | 2,89 | 3,98 | A    |               |   |



**In all of us,  
a green heart**



Als fabrikant van airconditioners, compressoren en koelmiddelen is Daikin nauw betrokken bij de bescherming van het milieu. Sinds een aantal jaren streeft Daikin naar de positie van marktleider op het gebied van milieuvriendelijke producten. Om dit te bereiken moet een breed assortiment producten op ecologisch verantwoorde wijze worden ontworpen en ontwikkeld. Bovendien moet een energiebeheersysteem worden ingevoerd om energie te besparen en afval te beperken.



Daikin Europe NV heeft de LRQA-keuring gekregen voor zijn kwaliteitsbeheersysteem, dat aan de ISO9001-norm voldoet. ISO9001 is een kwaliteitsgarantie die zowel betrekking heeft op het ontwerp, de ontwikkeling en de productie als op de productgebonden diensten.



Het ISO14001-certificaat staat garant voor een doeltreffend milieubeheersysteem dat bijdraagt tot de bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu tegen de mogelijke inwerking van onze activiteiten, producten en diensten en tot het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de omgeving.




Daikin-units voldoen aan de Europese regelgeving met betrekking tot de veiligheid van producten.



Daikin Europe NV neemt deel aan het Eurovent-certificatieprogramma voor Airconditioners (AC), Vloeistofkoelmachines (LCP) en Ventilatorconvectoren (FC); de gecertificeerde gegevens van gecertificeerde modellen zijn in de Eurovent-gids vermeld. Multi units are Eurovent certified for combinations up to 2 indoor units.

Deze catalogus is louter informatief en vormt geen bindend aanbod vanwege Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. heeft de inhoud van deze catalogus naar haar beste weten verzameld. Er wordt geen impliciete of expliciete garantie verleend voor de volledigheid, de nauwkeurigheid, de betrouwbaarheid of de geschiktheid voor een specifiek doel van de inhoud en de producten en diensten die erin zijn voorgesteld. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daikin Europe N.V. verwerpt uitdrukkelijk eender welke aansprakelijkheid voor eender welke directe of indirecte schade, in de meest ruime zin van het woord, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik en/of de interpretatie van deze catalogus. Alle inhoud is auteursrechtelijk beschermd door Daikin Europe N.V.

Daikin-producten worden verdeeld door:



**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300  
B-8400 Oostende, Belgium  
www.daikineurope.com