



A I R C O N D I T I O N I N G

Yhdistelmätaulukot



www.daikineurope.com

MONIMALLISOVELLUKSET



R-410A

kapasiteetti ja virransyöttö

vain jäähdytys R-410A invertteriohjatut ulkoyksiköt

JÄÄHDYTYKSI

ULKOYKSIKKÖ	SISÄ-YKSIKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (kW)				KOKONAISKAPASITEETTI (kW)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYKSI			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.			
2MKS40DAVMB	2,0	2,00	---	---	---	1,20	2,00	2,40	0,34	0,61	0,74	3,28	A	305
	2,5	2,50	---	---	---	1,20	2,50	3,00	0,34	0,76	1,02	3,29	A	380
	3,5	3,15	---	---	---	1,20	3,15	3,60	0,34	1,12	1,44	2,81	C	560
	2,0+2,0	1,90	1,90	---	---	1,50	3,80	4,10	0,40	1,19	1,46	3,19	B	595
	2,0+2,5	1,80	2,10	---	---	1,50	3,90	4,10	0,40	1,21	1,46	3,22	A	605
	2,0+3,5	1,70	2,20	---	---	1,50	3,90	4,20	0,40	1,21	1,49	3,22	A	605
	2,5+2,5	1,95	1,95	---	---	1,50	3,90	4,20	0,40	1,21	1,49	3,22	A	605
	2,5+3,5	1,75	2,15	---	---	1,50	3,90	4,20	0,40	1,21	1,49	3,22	A	605

Huom: Liitettyinä 2,0, 2,5 ja 3,5 luokkaan: seinäasenteinen D-tyyppi

JÄÄHDYTYKSI

ULKOYKSIKKÖ	SISÄ-YKSIKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (kW)				KOKONAISKAPASITEETTI (kW)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYKSI			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.			
2MKS40DAVMB	2,0	2,00	---	---	---	1,20	2,00	2,40	0,34	0,62	0,75	3,23	A	310
	2,5	2,50	---	---	---	1,20	2,50	3,00	0,34	0,77	1,03	3,25	A	385
	3,5	3,15	---	---	---	1,20	3,15	3,60	0,34	1,14	1,46	2,76	D	570
	2,0+2,0	1,90	1,90	---	---	1,50	3,80	4,10	0,40	1,21	1,49	3,14	B	605
	2,0+2,5	1,80	2,10	---	---	1,50	3,90	4,10	0,40	1,24	1,49	3,15	B	620
	2,0+3,5	1,70	2,20	---	---	1,50	3,90	4,20	0,40	1,24	1,52	3,42	A	620
	2,5+2,5	1,95	1,95	---	---	1,50	3,90	4,20	0,40	1,24	1,52	3,42	A	620
	2,5+3,5	1,75	2,15	---	---	1,50	3,90	4,20	0,40	1,24	1,52	3,42	A	620

Huom: Liitettyinä 2,0, 2,5 ja 3,5 luokkaan: seinäasenteinen C-tyyppi

JÄÄHDYTYKSI

ULKOYKSIKKÖ	SISÄ-YKSIKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (kW)				KOKONAISKAPASITEETTI (kW)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYKSI			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.			
3MKS50E2V1B	2,0	2,00	---	---	---	1,76	2,00	2,89	0,35	0,46	0,74	4,35	A	230
	2,5	2,50	---	---	---	1,76	2,50	3,12	0,35	0,62	0,75	4,03	A	310
	3,5	3,50	---	---	---	1,76	3,50	4,22	0,35	0,96	1,29	3,65	A	480
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,88	4,00	5,96	0,35	0,95	1,91	4,21	A	475
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	1,88	4,50	6,23	0,35	1,18	2,14	3,81	A	590
	2,0+3,5	1,82	3,18	---	---	1,88	5,00	6,24	0,35	1,45	2,07	3,45	A	725
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	1,88	5,00	6,23	0,35	1,45	2,14	3,45	A	725
	2,5+3,5	2,08	2,92	---	---	1,88	5,00	6,35	0,35	1,45	2,16	3,45	A	725
	3,5+3,5	2,50	2,50	---	---	1,88	5,00	6,40	0,35	1,39	2,15	3,60	A	695
	2,0+2,0+2,0	1,66	1,66	1,66	---	1,86	4,98	7,04	0,35	1,20	2,16	4,15	A	600
	2,0+2,0+2,5	1,53	1,53	1,92	---	1,86	4,98	7,04	0,35	1,20	2,16	4,15	A	600
	2,0+2,0+3,5	1,33	1,33	2,32	---	1,95	4,98	7,06	0,37	1,20	2,16	4,15	A	600
	2,0+2,5+2,5	1,42	1,78	1,78	---	1,86	4,98	7,04	0,35	1,20	2,16	4,15	A	600
	2,0+2,5+3,5	1,25	1,56	2,19	---	1,95	5,00	7,06	0,37	1,20	2,16	4,17	A	600
	2,0+3,5+3,5	1,12	1,94	1,94	---	1,86	5,00	7,07	0,35	1,20	2,16	4,17	A	600
	2,5+2,5+2,5	1,66	1,66	1,66	---	1,95	4,98	7,04	0,37	1,20	2,16	4,15	A	600
	2,5+2,5+3,5	1,47	1,47	2,06	---	1,95	5,00	7,06	0,37	1,20	2,16	4,17	A	600
	2,5+3,5+3,5	1,32	1,84	1,84	---	1,95	5,00	7,07	0,38	1,20	2,16	4,17	A	600

Huom: Liitettyinä 2,0, 2,5 ja 3,5 luokkaan: seinäasenteinen D-tyyppi

JÄÄHDYTYKSI

ULKOYKSIKKÖ	SISÄ-YKSIKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (kW)				KOKONAISKAPASITEETTI (kW)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYKSI			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.			
3MKS50E2V1B	2,0	2,00	---	---	---	1,74	2,00	2,84	0,35	0,46	0,73	4,35	A	230
	2,5	2,50	---	---	---	1,74	2,50	3,07	0,35	0,64	0,75	3,91	A	320
	3,5	3,50	---	---	---	1,74	3,50	4,12	0,35	0,99	1,28	3,54	A	495
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,87	4,00	5,78	0,35	1,00	1,90	4,00	A	500
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	1,87	4,50	6,06	0,35	1,23	2,23	3,66	A	615
	2,0+3,5	1,82	3,18	---	---	1,87	5,00	6,06	0,35	1,49	2,16	3,36	A	745
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	1,87	5,00	6,06	0,35	1,54	2,23	3,25	A	770
	2,5+3,5	2,08	2,92	---	---	1,87	5,00	6,06	0,35	1,54	2,23	3,25	A	770
	3,5+3,5	2,50	2,50	---	---	1,87	5,00	6,06	0,35	1,51	2,23	3,31	A	755
	2,0+2,0+2,0	1,66	1,66	1,66	---	1,88	4,98	6,93	0,35	1,23	2,26	4,05	A	615
	2,0+2,0+2,5	1,53	1,53	1,92	---	1,88	4,98	6,93	0,35	1,23	2,26	4,05	A	615
	2,0+2,0+3,5	1,33	1,33	2,32	---	1,97	4,98	6,93	0,37	1,23	2,26	4,05	A	615
	2,0+2,5+2,5	1,42	1,78	1,78	---	1,88	4,98	6,93	0,35	1,23	2,26	4,05	A	615
	2,0+2,5+3,5	1,25	1,56	2,19	---	1,97	5,00	6,93	0,37	1,24	2,26	4,03	A	620
	2,0+3,5+3,5	1,12	1,94	1,94	---	1,88	5,00	6,93	0,35	1,24	2,26	4,03	A	620
	2,5+2,5+2,5	1,66	1,66	1,66	---	1,97	4,98	6,93	0,37	1,23	2,26	4,05	A	615
	2,5+2,5+3,5	1,47	1,47	2,06	---	1,97	5,00	6,93	0,37	1,26	2,26	3,97	A	630
	2,5+3,5+3,5	1,32	1,84	1,84	---	1,97	5,00	6,93	0,38	1,24	2,26	4,03	A	620

Huom: Liitettyinä 2,0, 2,5 ja 3,5 luokkaan: seinäasenteinen C-tyyppi

JÄÄHDYTYKSEN

ULKOYKSIKKÖ	SISÄ- YKSIKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (kW)				KOKONAISKAPASITEETTI (kW)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYKSEN			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.			
4MK558E2V1B	2,0	2,00	---	---	---	1,76	2,00	2,89	0,35	0,46	0,74	4,35	A	230
	2,5	2,50	---	---	---	1,76	2,50	3,12	0,35	0,62	0,75	4,03	A	310
	3,5	3,50	---	---	---	1,76	3,50	4,22	0,35	0,96	1,29	3,65	A	480
	5,0	---	---	5,00	---	1,79	5,00	5,40	0,35	1,75	2,03	2,86	C	875
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,88	4,00	5,96	0,35	0,95	1,91	4,21	A	475
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	1,88	4,50	6,23	0,35	1,18	2,14	3,81	A	590
	2,0+3,5	1,86	3,25	---	---	1,88	5,11	6,24	0,35	1,52	2,14	3,36	A	760
	2,0+5,0	1,56	---	3,90	---	1,88	5,46	6,47	0,35	1,58	2,07	3,46	A	790
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	1,88	5,00	6,23	0,35	1,45	2,14	3,45	A	725
	2,5+3,5	2,18	3,05	---	---	1,88	5,23	6,35	0,35	1,58	2,16	3,31	A	790
	2,5+5,0	1,86	---	3,71	---	1,88	5,57	6,47	0,35	1,64	2,07	3,40	A	820
	3,5+3,5	2,73	2,73	---	---	1,88	5,46	6,40	0,35	1,70	2,16	3,21	A	850
	3,5+5,0	2,39	---	3,41	---	1,88	5,80	6,49	0,35	1,81	2,09	3,20	A	905
	5,0+5,0	---	---	2,90	2,90	1,89	5,80	6,64	0,35	1,78	2,11	3,26	A	890
	2,0+2,0+2,0	1,74	1,74	1,74	---	1,86	5,22	7,04	0,35	1,26	2,16	4,14	A	630
	2,0+2,0+2,5	1,64	1,64	2,05	---	1,86	5,33	7,04	0,35	1,31	2,16	4,07	A	655
	2,0+2,0+3,5	1,49	1,49	2,60	---	1,95	5,58	7,06	0,37	1,41	2,16	3,96	A	705
	2,0+2,0+5,0	1,29	1,29	3,22	---	1,84	5,80	7,30	0,35	1,56	2,26	3,72	A	780
	2,0+2,5+2,5	1,56	1,95	1,95	---	1,86	5,46	7,04	0,35	1,38	2,16	3,96	A	690
	2,0+2,5+3,5	1,42	1,78	2,49	---	1,95	5,69	7,06	0,37	1,48	2,16	3,84	A	740
	2,0+2,5+5,0	1,22	1,53	3,05	---	1,84	5,80	7,30	0,35	1,56	2,26	3,72	A	780
	2,0+3,5+5,0	1,28	2,26	2,26	---	1,86	5,80	7,07	0,35	1,57	2,16	3,69	A	785
	2,5+2,5+2,5	1,86	1,86	1,86	---	1,95	5,58	7,04	0,37	1,41	2,16	3,96	A	705
	2,5+2,5+3,5	1,71	1,71	2,38	---	1,95	5,80	7,06	0,37	1,57	2,16	3,69	A	785
	2,5+2,5+5,0	1,45	1,45	2,90	---	1,84	5,80	7,30	0,35	1,54	2,26	3,77	A	770
	2,5+3,5+3,5	1,52	2,14	2,14	---	1,95	5,80	7,07	0,38	1,62	2,16	3,58	A	810
	2,0+2,0+2,0+2,0	1,42	1,42	1,42	1,42	1,96	5,68	7,30	0,40	1,49	2,16	3,81	A	745
	2,0+2,0+2,0+2,5	1,36	1,36	1,36	1,72	1,96	5,80	7,30	0,40	1,52	2,16	3,82	A	760
2,0+2,0+2,0+3,5	1,22	1,22	1,22	2,14	1,97	5,80	7,30	0,40	1,52	2,16	3,82	A	760	
2,0+2,0+2,5+2,5	1,29	1,29	1,61	1,61	1,96	5,80	7,30	0,40	1,52	2,16	3,82	A	760	
2,0+2,0+2,5+3,5	1,16	1,16	1,45	2,03	1,99	5,80	7,30	0,40	1,52	2,16	3,82	A	760	
2,0+2,5+2,5+2,5	1,21	1,53	1,53	1,53	1,97	5,80	7,30	0,40	1,52	2,16	3,82	A	760	
2,5+2,5+2,5+2,5	1,45	1,45	1,45	1,45	1,99	5,80	7,30	0,40	1,52	2,16	3,82	A	760	

Huom: Liitettyinä 2,0, 2,5, 3,5 ja 5,0 luokkaan: seinäasenteinen D-tyyppi

JÄÄHDYTYKSEN

ULKOYKSIKKÖ	SISÄ- YKSIKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (kW)				KOKONAISKAPASITEETTI (kW)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYKSEN			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.			
4MK558E2V1B	2,0	2,00	---	---	---	1,74	2,00	2,84	0,35	0,46	0,73	4,35	A	230
	2,5	2,50	---	---	---	1,74	2,50	3,07	0,35	0,64	0,75	3,91	A	320
	3,5	3,50	---	---	---	1,74	3,50	4,12	0,35	0,99	1,28	3,54	A	495
	5,0	---	---	5,00	---	1,85	5,00	5,82	0,35	1,54	1,98	3,25	A	770
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,87	4,00	5,78	0,35	1,00	1,90	4,00	A	500
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	1,87	4,50	6,06	0,35	1,23	2,23	3,66	A	615
	2,0+3,5	1,86	3,25	---	---	1,87	5,11	6,24	0,35	1,60	2,16	3,19	B	800
	2,0+5,0	1,56	---	3,90	---	1,88	5,46	6,50	0,35	1,54	2,18	3,55	A	770
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	1,87	5,00	6,06	0,35	1,54	2,23	3,25	A	770
	2,5+3,5	2,18	3,05	---	---	1,87	5,23	6,06	0,35	1,70	2,23	3,08	B	850
	2,5+5,0	1,86	---	3,71	---	1,88	5,57	6,52	0,35	1,59	2,17	3,50	A	795
	3,5+3,5	2,73	2,73	---	---	1,87	5,46	6,06	0,35	1,83	2,23	2,98	C	915
	3,5+5,0	2,39	---	3,41	---	1,88	5,80	6,52	0,35	1,63	2,16	3,56	A	815
	5,0+5,0	---	---	2,90	2,90	1,83	5,80	7,00	0,35	1,54	2,11	3,77	A	770
	2,0+2,0+2,0	1,74	1,74	1,74	---	1,88	5,22	6,93	0,35	1,35	2,26	3,87	A	675
	2,0+2,0+2,5	1,64	1,64	2,05	---	1,88	5,33	6,93	0,35	1,37	2,26	3,89	A	685
	2,0+2,0+3,5	1,49	1,49	2,60	---	1,97	5,58	6,93	0,37	1,50	2,26	3,72	A	750
	2,0+2,0+5,0	1,29	1,29	3,22	---	1,80	5,80	7,30	0,35	1,57	2,29	3,69	A	785
	2,0+2,5+2,5	1,56	1,95	1,95	---	1,88	5,46	6,93	0,35	1,43	2,26	3,82	A	715
	2,0+2,5+3,5	1,42	1,78	2,49	---	1,97	5,69	6,93	0,37	1,57	2,26	3,62	A	785
	2,0+2,5+5,0	1,22	1,53	3,05	---	1,80	5,80	7,30	0,35	1,57	2,29	3,69	A	785
	2,0+3,5+3,5	1,28	2,26	2,26	---	1,88	5,80	6,93	0,35	1,70	2,26	3,41	A	850
	2,5+2,5+2,5	1,86	1,86	1,86	---	1,97	5,58	6,93	0,37	1,50	2,26	3,72	A	750
	2,5+2,5+3,5	1,71	1,71	2,38	---	1,97	5,80	6,93	0,37	1,70	2,26	3,41	A	850
	2,5+2,5+5,0	1,45	1,45	2,90	---	1,80	5,80	7,30	0,35	1,57	2,29	3,69	A	785
	2,5+3,5+3,5	1,52	2,14	2,14	---	1,97	5,80	6,93	0,38	1,75	2,26	3,31	A	875
	2,0+2,0+2,0+2,0	1,42	1,42	1,42	1,42	2,04	5,68	7,10	0,40	1,55	2,15	3,66	A	775
	2,0+2,0+2,0+2,5	1,36	1,36	1,36	1,72	2,04	5,80	7,10	0,40	1,59	2,15	3,65	A	795
2,0+2,0+2,0+3,5	1,22	1,22	1,22	2,14	2,06	5,80	7,10	0,40	1,59	2,15	3,65	A	795	
2,0+2,0+2,5+2,5	1,29	1,29	1,61	1,61	2,04	5,80	7,10	0,40	1,59	2,15	3,65	A	795	
2,0+2,0+2,5+3,5	1,16	1,16	1,45	2,03	2,07	5,80	7,10	0,40	1,59	2,15	3,65	A	795	
2,0+2,5+2,5+2,5	1,21	1,53	1,53	1,53	2,06	5,80	7,10	0,40	1,59	2,15	3,65	A	795	
2,5+2,5+2,5+2,5	1,45	1,45	1,45	1,45	2,07	5,80	7,10	0,40	1,59	2,15	3,65	A	795	

Huom: Liitettyinä 2,0, 2,5 ja 3,5 luokkaan: seinäasenteinen C-tyyppi / 5,0 luokkaan: seinäasenteinen E-tyyppi

JÄÄHDYTYKSI

ULKOKYSIKKÖ	SISÄ- YKSIKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (kW)				KOKONAISKAPASITEETTI (kW)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYKSI (kW)			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.			
4MK558E2V1B	2,0	2,00	---	---	---	1,76	2,00	2,89	0,35	0,46	0,74	4,35	A	230
	2,5	2,50	---	---	---	1,76	2,50	3,12	0,35	0,62	0,75	4,03	A	310
	3,5	3,50	---	---	---	1,76	3,50	4,22	0,35	0,96	1,29	3,65	A	480
	5,0	---	---	5,00	---	1,85	5,00	5,82	0,35	1,54	1,98	3,25	A	770
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,88	4,00	5,96	0,35	0,95	1,91	4,21	A	475
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	1,88	4,50	6,23	0,35	1,18	2,14	3,81	A	590
	2,0+3,5	1,86	3,25	---	---	1,88	5,11	6,24	0,35	1,52	2,07	3,36	A	760
	2,0+5,0	1,56	---	3,90	---	1,88	5,46	6,91	0,35	1,40	2,07	3,90	A	700
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	1,88	5,00	6,23	0,35	1,45	2,14	3,45	A	725
	2,5+3,5	2,18	3,05	---	---	1,88	5,23	6,35	0,35	1,58	2,16	3,31	A	790
	2,5+5,0	1,86	---	3,71	---	1,88	5,57	6,91	0,35	1,47	2,07	3,79	A	735
	3,5+3,5	2,73	2,73	---	---	1,88	5,46	6,40	0,35	1,72	2,16	3,17	B	860
	3,5+5,0	2,39	---	3,41	---	1,88	5,80	6,92	0,35	1,60	2,08	3,63	A	800
	5,0+5,0	---	---	2,90	2,90	1,83	5,80	7,00	0,35	1,54	2,11	3,77	A	770
	2,0+2,0+2,0	1,74	1,74	1,74	---	1,86	5,22	7,04	0,35	1,26	2,16	4,14	A	630
	2,0+2,0+2,5	1,64	1,64	2,05	---	1,86	5,33	7,04	0,35	1,31	2,16	4,07	A	655
	2,0+2,0+3,5	1,49	1,49	2,60	---	1,95	5,58	7,06	0,37	1,41	2,16	3,96	A	705
	2,0+2,0+5,0	1,29	1,29	3,22	---	1,77	5,80	7,30	0,35	1,54	2,19	3,77	A	770
	2,0+2,5+2,5	1,56	1,95	1,95	---	1,86	5,46	7,04	0,35	1,38	2,16	3,96	A	690
	2,0+2,5+3,5	1,42	1,78	2,49	---	1,95	5,69	7,06	0,37	1,48	2,16	3,84	A	740
	2,0+2,5+5,0	1,22	1,53	3,05	---	1,77	5,80	7,30	0,35	1,54	2,24	3,77	A	770
	2,0+3,5+3,5	1,28	2,26	2,26	---	1,86	5,80	7,07	0,35	1,57	2,16	3,69	A	785
	2,5+2,5+2,5	1,86	1,86	1,86	---	1,95	5,58	7,04	0,37	1,41	2,16	3,96	A	705
	2,5+2,5+3,5	1,71	1,71	2,38	---	1,95	5,80	7,06	0,37	1,57	2,16	3,69	A	785
	2,5+2,5+5,0	1,45	1,45	2,90	---	1,77	5,80	7,30	0,35	1,54	2,24	3,77	A	770
	2,5+3,5+3,5	1,52	2,14	2,14	---	1,95	5,80	7,07	0,38	1,57	2,16	3,69	A	785
	2,0+2,0+2,0+2,0	1,42	1,42	1,42	1,42	1,96	5,68	7,30	0,40	1,49	2,16	3,81	A	745
	2,0+2,0+2,0+2,5	1,36	1,36	1,36	1,72	1,96	5,80	7,30	0,40	1,52	2,16	3,82	A	760
	2,0+2,0+2,0+3,5	1,22	1,22	1,22	2,14	1,97	5,80	7,30	0,40	1,52	2,16	3,82	A	760
	2,0+2,0+2,5+2,5	1,29	1,29	1,61	1,61	1,96	5,80	7,30	0,40	1,52	2,16	3,82	A	760
	2,0+2,0+2,5+3,5	1,16	1,16	1,45	2,03	1,99	5,80	7,30	0,40	1,52	2,16	3,82	A	760
	2,0+2,5+2,5+2,5	1,21	1,53	1,53	1,53	1,97	5,80	7,30	0,40	1,52	2,16	3,82	A	760
	2,5+2,5+2,5+2,5	1,45	1,45	1,45	1,45	1,99	5,80	7,30	0,40	1,52	2,16	3,82	A	760

Huom: Liitettyinä 2,0, 2,5 ja 3,5 luokkaan: seinänsenteinen D-tyyppi / 5,0 luokkaan: seinänsenteinen E-tyyppi

JÄÄHDYTYKSI

ULKOKYSIKKÖ	SISÄ- YKSIKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (kW)				KOKONAISKAPASITEETTI (kW)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYKSI (kW)			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.			
4MK575E2V1B	2,0	2,00	---	---	---	1,65	2,00	2,96	0,42	0,53	0,81	3,77	A	265
	2,5	2,50	---	---	---	1,65	2,50	3,40	0,42	0,67	0,94	3,73	A	335
	3,5	3,50	---	---	---	1,68	3,50	4,75	0,42	1,03	1,44	3,40	A	515
	5,0	---	---	5,00	---	1,82	5,00	5,20	0,45	1,86	2,06	2,69	D	930
	6,0	---	---	6,00	---	1,90	6,00	6,41	0,44	2,11	2,32	2,84	C	1055
	7,1	---	---	---	7,10	2,01	7,10	7,15	0,46	2,84	2,86	2,50	E	1420
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,72	4,00	5,16	0,37	1,24	1,66	3,23	A	620
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	1,82	4,50	5,64	0,40	1,47	1,91	3,06	B	735
	2,0+3,5	2,00	3,50	---	---	1,90	5,50	6,22	0,43	2,01	2,40	2,74	D	1005
	2,0+5,0	1,93	---	4,82	---	2,14	6,75	7,15	0,43	2,59	2,79	2,61	D	1295
	2,0+6,0	1,77	---	5,28	---	2,15	7,05	7,43	0,43	2,49	2,63	2,83	C	1245
	2,0+7,1	1,62	---	---	5,76	2,27	7,38	7,86	0,45	2,67	2,97	2,76	D	1335
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	1,82	5,00	6,09	0,40	1,71	2,09	2,92	C	855
	2,5+3,5	2,50	3,50	---	---	1,90	6,00	6,42	0,43	2,36	2,54	2,54	E	1180
	2,5+5,0	2,30	---	4,60	---	2,05	6,90	7,28	0,41	2,68	2,90	2,57	E	1340
	2,5+6,0	2,12	---	5,08	---	2,15	7,20	7,62	0,42	2,59	2,79	2,78	D	1295
	2,5+7,1	1,95	---	---	5,55	2,27	7,50	7,98	0,45	2,83	3,08	2,65	D	1415
	3,5+3,5	3,50	3,50	---	---	2,02	7,00	7,14	0,46	2,85	3,23	2,46	E	1425
	3,5+5,0	2,96	---	4,24	---	2,15	7,20	7,63	0,44	2,97	3,18	2,42	E	1485
	3,5+6,0	2,76	---	4,74	---	2,26	7,50	7,93	0,46	2,91	3,12	2,58	E	1455
	3,5+7,1	2,48	---	---	5,02	2,39	7,50	8,23	0,49	2,80	3,29	2,68	D	1400
	5,0+5,0	---	---	3,75	3,75	2,32	7,50	8,08	0,46	3,03	3,27	2,48	E	1515
	5,0+6,0	---	---	3,41	4,09	2,45	7,50	8,31	0,48	2,86	3,43	2,62	D	1430
	5,0+7,1	---	---	3,10	4,40	2,58	7,50	8,47	0,51	2,75	3,54	2,73	D	1375
	6,0+6,0	---	---	3,75	3,75	2,57	7,50	8,47	0,51	2,52	3,15	2,98	C	1260
	6,0+7,1	---	---	3,44	4,06	2,72	7,50	8,57	0,54	2,51	3,18	2,99	C	1255
	2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	---	1,94	6,00	6,71	0,37	1,71	2,08	3,51	A	855
	2,0+2,0+2,5	2,03	2,03	2,54	---	1,98	6,60	7,02	0,38	2,04	2,29	3,24	A	1020
	2,0+2,0+3,5	1,84	1,84	3,22	---	2,04	6,90	7,45	0,40	2,22	2,58	3,11	B	1110
	2,0+2,0+5,0	1,63	1,63	4,09	---	2,20	7,35	7,99	0,43	2,55	3,00	2,88	C	1275
	2,0+2,0+6,0	1,50	1,50	4,50	---	2,33	7,50	8,35	0,46	2,37	2,89	3,16	B	1185
	2,0+2,0+7,1	1,35	1,35	---	4,80	2,46	7,50	8,65	0,48	2,36	3,10	3,18	B	1180
	2,0+2,5+2,5	1,93	2,41	2,41	---	2,05	6,75	7,24	0,40	2,13	2,44	3,17	B	1065
2,0+2,5+3,5	1,76	2,22	3,07	---	2,15	7,05	7,65	0,43	2,31	2,73	3,05	B	1155	
2,0+2,5+5,0	1,58	1,97	3,95	---	2,32	7,50	8,20	0,46	2,69	3,19	2,79	D	1345	
2,0+2,5+6,0	1,43	1,79	4,28	---	2,33	7,50	8,55	0,46	2,36	2,97	3,18	B	1180	
2,0+2,5+7,1	1,29	1,62	---	4,59	2,46	7,50	8,72	0,48	2,35	3,08	3,19	B	1175	
2,0+3,5+3,5	1,63	2,86	2,86	---	2,15	7,35	8,02	0,43	2,50	2,98	2,94	C	1250	
2,0+3,5+5,0	1,43	2,50	3,57	---	2,33	7,50	8,55	0,46	2,64	3,37	2,84	C	1320	
2,0+3,5+6,0	1,30	2,29	3,91	---	2,45	7,50	8,70	0,49	2,35	3,10	3,19	B	1175	
2,0+3,5+7,1	1,19	2,08	---	4,23	2,60	7,50	8,92	0,52	2,33	3,24	3,22	A	1165	
2,0+5,0+5,0	1,24	---	3,13	3,13	2,63	7,50	8,83	0,51	2,50	3,23	3,00	C	1250	
2,0+5,0+6,0	1,15	---	2,89	3,46	2,78	7,50	8,96	0,57	2,34	3,27	3,21	A	1170	
2,5+2,5+2,5	2,30	2,30	2,30	---	2,05	6,90	7,45	0,39	2,22	2,58	3,11	B	1110	
2,5+2,5+3,5	2,12	2,12	2,96	---	2,15	7,20	7,85	0,43	2,41	2,88	2,99	C	1205	

JÄÄHDYTYKSEN

ULKOKYSIKÖ	SISÄYKSIKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (KW)				KOKONAISKAPASITEETTI (kW)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYKSEN (kW)			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELINEN	MAKS.	MIN.	NIMELINEN	MAKS.			
4MKS75E2V1B	2,5+2,5+5,0	1,88	1,88	3,74	---	2,32	750	8,34	0,46	2,63	3,28	2,85	C	1315
	2,5+2,5+6,0	1,70	1,70	4,10	---	2,45	750	8,61	0,49	2,34	3,07	3,21	A	1170
	2,5+2,5+7,1	1,55	1,55	---	4,40	2,58	750	8,84	0,52	2,32	3,17	3,23	A	1160
	2,5+3,5+3,5	1,98	2,76	2,76	---	2,26	750	8,20	0,46	2,64	3,13	2,84	C	1320
	2,5+3,5+5,0	1,70	2,39	3,41	---	2,45	750	8,61	0,49	2,61	3,39	2,87	C	1305
	2,5+3,5+6,0	1,56	2,19	3,75	---	2,57	750	8,82	0,52	2,32	3,10	3,23	A	1160
	2,5+3,5+7,1	1,43	2,00	---	4,07	2,72	750	8,98	0,54	2,30	3,23	3,26	A	1150
	2,5+5,0+5,0	1,50	---	3,00	3,00	2,63	750	8,90	0,50	2,48	3,42	3,02	B	1240
	2,5+5,0+6,0	1,39	---	2,78	3,33	2,78	750	9,03	0,57	2,31	3,37	3,25	A	1155
	3,5+3,5+3,5	2,50	2,50	2,50	---	2,38	750	8,49	0,48	2,63	3,29	2,85	C	1315
	3,5+3,5+5,0	2,19	2,19	3,12	---	2,57	750	8,82	0,52	2,59	3,47	2,90	C	1295
	3,5+3,5+6,0	2,02	2,02	3,46	---	2,71	750	8,97	0,54	2,30	3,12	3,26	A	1150
	3,5+5,0+5,0	1,94	---	2,78	2,78	2,78	750	9,03	0,57	2,45	3,39	3,06	B	1225
	2,0+2,0+2,0+2,0	1,76	1,76	1,76	1,76	2,07	704	7,81	0,38	2,04	2,48	3,45	A	1020
	2,0+2,0+2,0+2,5	1,69	1,69	1,69	2,13	2,19	720	8,04	0,41	2,12	2,60	3,40	A	1060
	2,0+2,0+2,0+3,5	1,58	1,58	1,58	2,76	2,33	750	8,27	0,44	2,33	2,78	3,22	A	1165
	2,0+2,0+2,0+5,0	1,36	1,36	1,36	3,42	2,50	750	8,77	0,50	2,30	3,10	3,26	A	1150
	2,0+2,0+2,0+6,0	1,25	1,25	1,25	3,75	2,65	750	9,06	0,53	2,17	2,98	3,46	A	1085
	2,0+2,0+2,0+7,1	1,15	1,15	1,15	4,05	2,79	750	9,23	0,56	2,10	3,10	3,57	A	1050
	2,0+2,0+2,5+2,5	1,63	1,63	2,04	2,04	2,19	734	8,12	0,41	2,22	2,68	3,31	A	1110
	2,0+2,0+2,5+3,5	1,50	1,50	1,88	2,62	2,33	750	8,42	0,44	2,31	2,85	3,25	A	1155
	2,0+2,0+2,5+5,0	1,30	1,30	1,64	3,26	2,50	750	8,85	0,50	2,29	3,14	3,28	A	1145
	2,0+2,0+2,5+6,0	1,20	1,20	1,50	3,60	2,65	750	9,13	0,53	2,17	3,01	3,46	A	1085
	2,0+2,0+3,5+3,5	1,36	1,36	2,39	2,39	2,45	750	8,75	0,47	2,30	3,05	3,26	A	1150
	2,0+2,0+3,5+5,0	1,20	1,20	2,10	3,00	2,65	750	9,14	0,53	2,28	3,30	3,29	A	1140
	2,0+2,0+3,5+6,0	1,11	1,11	1,95	3,33	2,78	750	9,27	0,56	2,16	3,20	3,47	A	1080
	2,0+2,5+2,5+2,5	1,59	1,97	1,97	1,97	2,32	750	8,27	0,44	2,32	2,78	3,23	A	1160
	2,0+2,5+2,5+3,5	1,43	1,79	1,79	2,49	2,45	750	8,56	0,47	2,30	2,90	3,26	A	1150
	2,0+2,5+2,5+5,0	1,25	1,56	1,56	3,13	2,63	750	9,00	0,53	2,26	3,20	3,32	A	1130
	2,0+2,5+2,5+6,0	1,15	1,44	1,44	3,47	2,78	750	9,27	0,56	2,15	3,18	3,49	A	1075
	2,0+2,5+3,5+3,5	1,30	1,64	2,28	2,28	2,45	750	8,88	0,47	2,29	3,16	3,28	A	1145
	2,0+2,5+3,5+5,0	1,15	1,44	2,03	2,88	2,78	750	9,28	0,56	2,27	3,38	3,30	A	1135
	2,0+3,5+3,5+3,5	1,20	2,10	2,10	2,10	2,59	750	9,18	0,50	2,29	3,40	3,28	A	1145
	2,5+2,5+2,5+2,5	1,87	1,87	1,87	1,87	2,32	748	8,41	0,44	2,30	2,81	3,25	A	1150
	2,5+2,5+2,5+3,5	1,70	1,70	1,70	2,40	2,45	750	8,76	0,47	2,30	3,03	3,26	A	1150
	2,5+2,5+2,5+5,0	1,50	1,50	1,50	3,00	2,63	750	9,14	0,53	2,25	3,27	3,33	A	1125
	2,5+2,5+2,5+6,0	1,39	1,39	1,39	3,33	2,78	750	9,27	0,55	2,15	3,15	3,49	A	1075
	2,5+2,5+3,5+3,5	1,56	1,56	2,19	2,19	2,57	750	9,01	0,49	2,28	3,18	3,29	A	1140
	2,5+2,5+3,5+5,0	1,39	1,39	1,94	2,78	2,78	750	9,28	0,56	2,40	3,37	3,13	B	1200
	2,5+3,5+3,5+3,5	1,44	2,02	2,02	2,02	2,71	750	9,24	0,53	2,27	3,41	3,30	A	1135

Huom: Liitettyinä 2,0, 2,5, 3,5 ja 5,0 luokkaan: seinäasenteinen D-tyyppi / 6,0, 7,1 luokkaan : seinäasenteinen E-tyyppi

JÄÄHDYTYKSEN

ULKOKYSIKÖ	SISÄYKSIKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (KW)				KOKONAISKAPASITEETTI (kW)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYKSEN (kW)			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELINEN	MAKS.	MIN.	NIMELINEN	MAKS.			
4MKS75E2V1B	2,0	2,00	---	---	---	1,65	2,00	2,96	0,42	0,55	0,84	3,64	A	275
	2,5	2,50	---	---	---	1,65	2,50	3,40	0,42	0,70	0,97	3,57	A	350
	3,5	3,50	---	---	---	1,68	3,50	4,75	0,42	1,07	1,49	3,27	A	535
	5,0	---	---	5,00	---	1,82	5,00	5,91	0,45	1,63	2,05	3,07	B	815
	6,0	---	---	6,00	---	1,90	6,00	6,41	0,44	2,11	2,32	2,84	C	1055
	7,1	---	---	---	7,10	2,01	7,10	7,15	0,46	2,84	2,86	2,50	E	1420
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,72	4,00	5,16	0,37	1,28	1,71	3,13	B	640
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	1,82	4,50	5,64	0,40	1,52	1,97	2,96	C	760
	2,0+3,5	2,00	3,50	---	---	1,90	5,50	6,22	0,43	2,08	2,48	2,64	D	1040
	2,0+5,0	1,93	---	4,82	---	2,14	6,75	7,15	0,43	2,40	2,60	2,81	C	1200
	2,0+6,0	1,77	---	5,28	---	2,15	7,05	7,43	0,43	2,57	2,71	2,74	D	1285
	2,0+7,1	1,62	---	---	5,76	2,27	7,38	7,86	0,45	2,76	3,06	2,67	D	1380
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	1,82	5,00	6,09	0,40	1,77	2,16	2,82	C	885
	2,5+3,5	2,50	3,50	---	---	1,90	6,00	6,42	0,43	2,44	2,62	2,46	E	1220
	2,5+5,0	2,30	---	4,60	---	2,05	6,90	7,28	0,41	2,50	2,69	2,76	D	1250
	2,5+6,0	2,12	---	5,08	---	2,15	7,20	7,62	0,42	2,67	2,88	2,70	D	1335
	2,5+7,1	1,95	---	---	5,55	2,27	7,50	7,98	0,45	2,86	3,18	2,62	D	1430
	3,5+3,5	3,50	3,50	---	---	2,02	7,00	7,14	0,46	3,09	3,24	2,27	F	1545
	3,5+5,0	2,96	---	4,24	---	2,15	7,20	7,63	0,44	2,74	2,95	2,63	D	1370
	3,5+6,0	2,76	---	4,74	---	2,26	7,50	7,93	0,46	2,92	3,13	2,57	E	1460
	3,5+7,1	2,48	---	---	5,02	2,39	7,50	8,23	0,49	2,87	3,39	2,61	D	1435
	5,0+5,0	---	---	3,75	3,75	2,32	7,50	8,08	0,46	2,68	3,04	2,80	D	1340
	5,0+6,0	---	---	3,41	4,09	2,45	7,50	8,31	0,48	2,66	3,19	2,82	C	1330
	5,0+7,1	---	---	3,10	4,40	2,58	7,50	8,47	0,51	2,61	3,28	2,87	C	1305
	6,0+6,0	---	---	3,75	3,75	2,57	7,50	8,47	0,51	2,52	3,17	2,98	C	1260
	6,0+7,1	---	---	3,44	4,06	2,72	7,50	8,57	0,54	2,51	3,22	2,99	C	1255
	2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	---	1,94	6,00	6,71	0,37	1,77	2,18	3,39	A	885
	2,0+2,0+2,5	2,03	2,03	2,54	---	1,98	6,60	7,02	0,38	2,11	2,36	3,13	B	1055
	2,0+2,0+3,5	1,84	1,84	3,22	---	2,04	6,90	7,45	0,40	2,29	2,66	3,01	B	1145
	2,0+2,0+5,0	1,63	1,63	4,09	---	2,20	7,35	7,99	0,43	2,37	2,80	3,10	B	1185
	2,0+2,0+6,0	1,50	1,50	4,50	---	2,33	7,50	8,35	0,46	2,44	3,03	3,07	B	1220
	2,0+2,0+7,1	1,35	1,35	---	4,80	2,46	7,50	8,65	0,48	2,42	3,24	3,10	B	1210
	2,0+2,5+2,5	1,93	2,41	2,41	---	2,05	6,75	7,24	0,40	2,20	2,52	3,07	B	1100
	2,0+2,5+3,5	1,76	2,22	3,07	---	2,15	7,05	7,65	0,43	2,38	2,82	2,96	C	1190
	2,0+2,5+5,0	1,58	1,97	3,95	---	2,32	7,50	8,20	0,46	2,47	2,96	3,04	B	1235
	2,0+2,5+6,0	1,43	1,79	4,28	---	2,33	7,50	8,55	0,46	2,44	3,20	3,07	B	1220
	2,0+2,5+7,1	1,29	1,62	---	4,59	2,46	7,50	8,72	0,48	2,42	3,30	3,10	B	1210
	2,0+3,5+3,5	1,63	2,86	2,86	---	2,15	7,35	8,02	0,43	2,58	3,07	2,85	C	1290

JÄÄHDYTYK

ULKOYKSIKKÖ	SISÄ- YKSIKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (KW)				KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYK (kW)			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)	
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELINEN	MAKS.	MIN.	NIMELINEN	MAKS.				
4MK575E2V1B	2,0+3,5+5,0	143	250	357	---	2,33	750	8,55	0,46	2,47	3,23	3,04	B	1235	
	2,0+3,5+6,0	130	229	391	---	2,45	750	8,70	0,49	2,45	3,31	3,06	B	1225	
	2,0+3,5+7,1	119	208	---	4,23	2,60	750	8,92	0,52	2,44	3,47	3,07	B	1220	
	2,0+5,0+5,0	124	---	313	313	1,65	2,00	2,96	0,51	2,31	3,17	3,25	A	1155	
	2,0+5,0+6,0	115	---	2,89	3,46	1,65	2,50	3,40	0,57	2,29	3,25	3,28	A	1145	
	2,5+2,5+2,5	2,30	2,30	2,30	---	1,68	3,50	4,75	0,39	2,29	2,66	3,01	B	1145	
	2,5+2,5+3,5	212	212	2,96	---	1,82	5,00	5,91	0,43	2,49	2,97	2,89	C	1245	
	2,5+2,5+5,0	188	188	3,74	---	1,90	6,00	6,41	0,46	2,47	3,06	3,04	B	1235	
	2,5+2,5+6,0	170	170	4,10	---	2,01	710	715	0,49	2,45	3,25	3,06	B	1225	
	2,5+2,5+7,1	155	155	---	4,40	1,72	4,00	516	0,52	2,44	3,41	3,07	B	1220	
	2,5+3,5+3,5	198	2,76	2,76	---	1,82	4,50	5,64	0,46	2,72	3,23	2,76	D	1360	
	2,5+3,5+5,0	170	2,39	3,41	---	1,90	5,50	6,22	0,49	2,47	3,28	3,04	B	1235	
	2,5+3,5+6,0	156	2,19	3,75	---	2,14	6,75	715	0,52	2,45	3,42	3,06	B	1225	
	2,5+3,5+7,1	143	2,00	---	4,07	2,15	705	743	0,54	2,44	3,53	3,07	B	1220	
	2,5+5,0+5,0	150	---	3,00	3,00	2,27	738	786	0,50	2,31	3,22	3,25	A	1155	
	2,5+5,0+6,0	139	---	2,78	3,33	1,82	5,00	6,09	0,57	2,29	3,30	3,28	A	1145	
	3,5+3,5+3,5	250	2,50	2,50	---	1,90	6,00	6,42	0,48	2,72	3,39	2,76	D	1360	
	3,5+3,5+5,0	219	2,19	3,12	---	2,05	6,90	7,28	0,52	2,47	3,45	3,04	B	1235	
	3,5+3,5+6,0	202	2,02	3,46	---	2,15	720	762	0,54	2,45	3,54	3,06	B	1225	
	3,5+5,0+5,0	194	---	2,78	2,78	2,27	750	798	0,57	2,31	3,33	3,25	A	1155	
	2,0+2,0+2,0+2,0	176	1,76	1,76	1,76	2,02	700	714	0,38	2,11	2,56	3,34	A	1055	
	2,0+2,0+2,0+2,5	169	1,69	1,69	1,69	2,13	720	763	0,41	2,19	2,71	3,29	A	1095	
	2,0+2,0+2,0+3,5	158	1,58	1,58	1,58	2,26	750	793	0,44	2,38	2,87	3,15	B	1190	
	2,0+2,0+2,0+5,0	136	1,36	1,36	1,36	3,42	2,39	750	8,23	0,50	2,25	2,97	3,33	A	1125
	2,0+2,0+2,0+6,0	125	1,25	1,25	1,25	3,75	2,32	750	8,08	0,53	2,22	3,17	3,38	A	1110
	2,0+2,0+2,0+7,1	115	1,15	1,15	1,15	4,05	2,45	750	8,31	0,56	2,17	3,27	3,46	A	1085
	4MK575E2V1B	2,0+2,0+2,5+2,5	163	1,63	2,04	2,04	2,58	750	8,47	0,41	2,29	2,77	3,21	A	1145
		2,0+2,0+2,5+3,5	150	1,50	1,88	2,62	2,57	750	8,47	0,44	2,38	2,97	3,15	B	1190
		2,0+2,0+2,5+5,0	130	1,30	1,64	3,26	2,72	750	8,57	0,50	2,25	3,02	3,33	A	1125
		2,0+2,0+2,5+6,0	120	1,20	1,50	3,60	1,94	6,00	6,71	0,53	2,22	3,22	3,38	A	1110
		2,0+2,0+3,5+3,5	136	1,36	2,39	2,39	1,98	6,60	7,02	0,47	2,38	3,24	3,15	B	1190
		2,0+2,0+3,5+5,0	120	1,20	2,10	3,00	2,04	6,90	7,45	0,53	2,23	3,24	3,36	A	1115
		2,0+2,0+3,5+6,0	111	1,11	1,95	3,33	2,20	735	7,99	0,56	2,22	3,33	3,38	A	1110
2,0+2,5+2,5+2,5		159	1,59	1,97	1,97	2,33	750	8,35	0,44	2,39	2,87	3,14	B	1195	
2,0+2,5+2,5+3,5		143	1,43	1,79	2,49	2,46	750	8,65	0,47	2,38	3,08	3,15	B	1190	
2,0+2,5+2,5+5,0		125	1,25	1,56	1,56	3,13	2,05	6,75	7,24	0,53	2,23	3,13	3,36	A	1115
2,0+2,5+2,5+6,0		115	1,15	1,44	1,44	3,47	2,15	750	7,65	0,56	2,22	3,33	3,38	A	1110
2,0+2,5+3,5+3,5		130	1,30	1,64	2,28	2,28	2,32	750	8,20	0,47	2,38	3,35	3,15	B	1190
2,0+2,5+3,5+5,0		115	1,15	1,44	2,03	2,88	2,33	750	8,55	0,56	2,23	3,35	3,36	A	1115
2,0+3,5+3,5+3,5		120	2,10	2,10	2,10	2,46	2,10	8,72	0,50	2,38	3,58	3,15	B	1190	
2,5+2,5+2,5+2,5		187	1,87	1,87	1,87	2,15	735	8,02	0,44	2,33	2,97	3,21	A	1165	
2,5+2,5+2,5+3,5		170	1,70	1,70	2,40	2,33	750	8,55	0,47	2,38	3,24	3,15	B	1190	
2,5+2,5+2,5+5,0		150	1,50	1,50	3,00	2,45	750	8,70	0,53	2,23	3,24	3,36	A	1115	
2,5+2,5+2,5+6,0		139	1,39	1,39	3,33	2,60	750	8,92	0,55	2,22	3,33	3,38	A	1110	
2,5+2,5+3,5+3,5		156	1,56	2,19	2,19	2,57	750	9,01	0,49	2,36	3,43	3,18	B	1180	
2,5+2,5+3,5+5,0		139	1,39	1,94	2,78	2,78	750	9,28	0,56	2,23	3,34	3,36	A	1115	
2,5+3,5+3,5+3,5		144	2,02	2,02	2,02	2,71	750	9,24	0,53	2,38	3,63	3,15	B	1190	

Huom: Liitettyinä 2,0, 2,5 ja 3,5 luokkaan: seinänsenteinen C-tyyppi / 5,0, 6,0, 7,1 luokkaan: seinänsenteinen E-tyyppi

JÄÄHDYTYK

ULKOYKSIKKÖ	SISÄ- YKSIKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (KW)					KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYK (kW)			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)	
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	HUONE E	MIN.	NIMELINEN	MAKS.	MIN.	NIMELINEN	MAKS.				
5MKS90E7V3B	2,0	2,00	---	---	---	---	1,72	2,00	3,03	0,41	0,59	1,05	3,39	A	295	
	2,5	2,50	---	---	---	---	1,79	2,50	3,54	0,45	0,74	1,25	3,38	A	370	
	3,5	3,50	---	---	---	---	1,83	3,50	4,68	0,45	1,17	1,46	2,99	C	585	
	5,0	5,00	---	---	---	---	1,98	5,00	5,65	0,46	1,59	1,83	3,14	B	795	
	6,0	6,00	---	---	---	---	2,08	6,00	6,60	0,43	1,97	2,39	3,05	B	985	
	7,1	7,10	---	---	---	---	2,18	7,10	7,26	0,46	2,66	2,78	2,67	D	1330	
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	---	1,88	4,00	5,16	0,46	1,17	1,78	3,42	A	585	
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	---	1,93	4,50	5,57	0,43	1,33	1,78	3,38	A	665	
	2,0+3,5	2,00	3,50	---	---	---	2,03	5,50	6,18	0,43	1,78	2,07	3,09	B	890	
	2,0+5,0	2,00	5,00	---	---	---	2,18	7,00	7,31	0,47	2,32	2,55	3,02	B	1160	
	2,0+6,0	1,86	5,56	---	---	---	2,30	7,42	7,96	0,50	2,55	2,97	2,91	C	1275	
	2,0+7,1	1,71	6,09	---	---	---	2,45	7,80	8,22	0,53	2,85	3,10	2,74	D	1425	
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	---	1,98	5,00	6,02	0,43	1,42	1,97	3,52	A	710	
	2,5+3,5	2,50	3,50	---	---	---	2,08	6,00	6,60	0,43	1,97	2,33	3,05	B	985	
	2,5+5,0	2,41	4,83	---	---	---	2,24	7,24	7,64	0,47	2,49	2,72	2,91	C	1245	
	2,5+6,0	2,23	5,36	---	---	---	2,37	7,59	8,03	0,50	2,67	2,97	2,84	C	1335	
	2,5+7,1	2,08	5,90	---	---	---	2,51	7,98	8,22	0,53	2,98	3,10	2,68	D	1490	
	3,5+3,5	3,50	3,50	---	---	---	2,18	7,00	7,27	0,46	2,61	2,78	2,68	D	1305	
	3,5+5,0	3,13	4,46	---	---	---	2,37	7,59	8,01	0,50	2,73	2,97	2,78	D	1365	
	3,5+6,0	2,93	5,01	---	---	---	2,50	7,94	8,21	0,53	2,91	3,10	2,73	D	1455	
	3,5+7,1	2,75	5,58	---	---	---	2,64	8,33	8,41	0,57	3,24	3,29	2,57	E	1620	
	5,0+5,0	4,06	4,06	---	---	---	2,57	8,12	8,76	0,54	2,72	3,18	2,99	C	1360	
	5,0+6,0	3,85	4,62	---	---	---	2,70	8,47	8,79	0,57	2,98	3,19	2,84	C	1490	
	5,0+7,1	3,66	5,20	---	---	---	2,84	8,86	8,99	0,60	3,26	3,33	2,72	D	1630	
	6,0+6,0	4,41	4,41	---	---	---	2,83	8,82	9,00	0,60	3,19	3,33	2,76	D	1595	
	6,0+7,1	4,12	4,88	---	---	---	2,97	9,00	9,02	0,64	3,26	3,33	2,76	D	1630	
	7,1+7,1	4,50	4,50	---	---	---	3,12	9,00	9,04	0,64	3,20	3,34	2,81	C	1600	
	5MKS90E7V3B	2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	---	---	2,08	6,00	6,63	0,47	1,75	2,05	3,43	A	875
		2,0+2,0+2,5	2,00	2,00	2,50	---	---	2,13	6,50	6,97	0,47	2,00	2,27	3,25	A	1000
		2,0+2,0+3,5	1,93	1,93	3,38	---	---	2,24	7,24	7,64	0,47	2,44	2,73	2,97	C	1220
		2,0+2,0+5,0	1,72	1,72	4,33	---	---	2,43	7,77	8,53	0,51	2,48	2,99	3,13	B	1240

JÄÄHDYTYS

ULKOKYSIKKÖ	SISÄ- YKSIKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (KW)					Kokonaiskapasiteetti (kW)			Virransyöttö Jäähdytys (kW)			EER	Energia Merkintä	AEC (kWh)
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	HUONE E	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.			
5MK90E7V3B	2,0+2,0+2,5+2,5+5,0	1,29	1,29	1,61	1,61	3,20	3,09	9,00	10,16	0,61	2,70	3,51	3,33	A	1350
	2,0+2,0+2,5+2,5+6,0	1,20	1,20	1,50	1,50	3,60	3,22	9,00	10,45	0,64	2,70	3,84	3,33	A	1350
	2,0+2,0+2,5+3,5+3,5	1,33	1,33	1,68	2,33	2,33	3,02	9,00	9,54	0,61	3,05	3,41	2,95	C	1525
	2,0+2,0+2,5+3,5+5,0	1,20	1,20	1,50	2,10	3,00	3,22	9,00	10,45	0,64	2,70	3,83	3,33	A	1350
	2,0+2,0+3,5+3,5+3,5	1,23	1,23	2,18	2,18	2,18	3,16	9,00	9,54	0,64	3,05	3,41	2,95	C	1525
	2,0+2,5+2,5+2,5+2,5	1,46	1,84	1,84	1,84	1,84	2,83	8,82	9,54	0,58	2,92	3,41	3,02	B	1460
	2,0+2,5+2,5+2,5+3,5	1,39	1,73	1,73	1,73	2,42	2,96	9,00	9,54	0,61	3,05	3,41	2,95	C	1525
	2,0+2,5+2,5+2,5+5,0	1,25	1,55	1,55	1,55	3,10	3,16	9,00	10,16	0,61	2,70	3,51	3,33	A	1350
	2,0+2,5+2,5+2,5+6,0	1,17	1,45	1,45	1,45	3,48	3,29	9,00	10,49	0,64	2,70	3,84	3,33	A	1350
	2,0+2,5+2,5+3,5+3,5	1,28	1,61	1,61	2,25	2,25	3,09	9,00	9,54	0,64	3,05	3,41	2,95	C	1525
	2,0+2,5+2,5+3,5+5,0	1,17	1,45	1,45	2,03	2,90	3,29	9,00	10,49	0,64	2,70	3,91	3,33	A	1350
	2,0+2,5+3,5+3,5+3,5	1,20	1,50	2,10	2,10	2,10	3,22	9,00	9,97	0,64	3,05	3,95	2,95	C	1525
	2,5+2,5+2,5+2,5+2,5	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	2,89	9,00	9,54	0,61	3,05	3,41	2,95	C	1525
	2,5+2,5+2,5+2,5+3,5	1,67	1,67	1,67	1,67	2,32	3,02	9,00	9,54	0,61	2,98	3,41	3,02	B	1490
	2,5+2,5+2,5+2,5+5,0	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	3,22	9,00	10,45	0,64	2,70	3,83	3,33	A	1350
	2,5+2,5+2,5+3,5+3,5	1,56	1,56	1,56	2,16	2,16	3,16	9,00	9,54	0,64	3,05	3,41	2,95	C	1525
	2,5+2,5+3,5+3,5+3,5	1,44	1,44	2,04	2,04	2,04	3,29	9,00	9,97	0,67	2,98	3,95	3,02	B	1490

Huom: Liitettyinä 2,0, 2,5 ja 3,5 luokkaan: seinäasenteinen C-tyyppi / 5,0, 6,0, 7,1 luokkaan: seinäasenteinen E-tyyppi

JÄÄHDYTYS

ULKOKYSIKKÖ	SISÄ- YKSIKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (KW)					KOKONAISKAPASITEETTI (kW)			VIRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYS (kW)			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	HUONE E	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.			
5MK90E7V3B	2,0	2,00	---	---	---	---	1,72	2,00	3,03	0,41	0,59	1,05	3,39	A	295
	2,5	2,50	---	---	---	---	1,79	2,50	3,54	0,45	0,74	1,25	3,38	A	370
	3,5	3,50	---	---	---	---	1,83	3,50	4,68	0,45	1,17	1,46	2,99	C	585
	5,0	5,00	---	---	---	---	1,98	5,00	5,34	0,45	1,72	1,86	2,91	C	860
	6,0	6,00	---	---	---	---	2,08	6,00	6,60	0,43	1,97	2,39	3,05	B	985
	7,1	7,10	---	---	---	---	2,18	7,10	7,26	0,46	2,66	2,78	2,67	D	1330
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	---	1,88	4,00	5,16	0,46	1,17	1,78	3,42	A	585
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	---	1,93	4,50	5,57	0,43	1,33	1,78	3,38	A	665
	2,0+3,5	2,00	3,50	---	---	---	2,03	5,50	6,18	0,43	1,78	2,07	3,09	B	890
	2,0+5,0	2,00	5,00	---	---	---	2,18	7,00	7,31	0,46	2,51	2,74	2,79	D	1255
	2,0+6,0	1,86	5,56	---	---	---	2,30	7,42	7,96	0,50	2,55	2,97	2,91	C	1275
	2,0+7,1	1,71	6,09	---	---	---	2,45	7,80	8,22	0,53	2,85	3,10	2,74	D	1425
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	---	1,98	5,00	6,02	0,43	1,42	1,97	3,52	A	710
	2,5+3,5	2,50	3,50	---	---	---	2,08	6,00	6,60	0,43	1,97	2,33	3,05	B	985
	2,5+5,0	2,41	4,83	---	---	---	2,24	7,24	7,60	0,49	2,68	2,92	2,70	D	1340
	2,5+6,0	2,23	5,36	---	---	---	2,37	7,59	8,03	0,50	2,67	2,97	2,84	C	1335
	2,5+7,1	2,08	5,90	---	---	---	2,51	7,98	8,22	0,53	2,98	3,10	2,68	D	1490
	3,5+3,5	3,50	3,50	---	---	---	2,18	7,00	7,27	0,46	2,61	2,78	2,68	D	1305
	3,5+5,0	3,13	4,46	---	---	---	2,37	7,59	7,61	0,49	2,92	2,97	2,60	E	1460
	3,5+6,0	2,93	5,01	---	---	---	2,50	7,94	8,21	0,53	2,91	3,10	2,73	D	1455
	3,5+7,1	2,75	5,58	---	---	---	2,64	8,33	8,41	0,57	3,24	3,29	2,57	E	1620
	5,0+5,0	4,06	4,06	---	---	---	2,57	8,12	8,15	0,56	3,26	3,29	2,49	E	1630
	5,0+6,0	3,85	4,62	---	---	---	2,70	8,47	8,52	0,57	3,19	3,24	2,66	D	1595
	5,0+7,1	3,66	5,20	---	---	---	2,84	8,86	8,90	0,60	3,60	3,66	2,46	E	1800
	6,0+6,0	4,41	4,41	---	---	---	2,83	8,82	9,00	0,60	3,19	3,33	2,76	D	1595
	6,0+7,1	4,12	4,88	---	---	---	2,97	9,00	9,02	0,64	3,26	3,33	2,76	D	1630
	5MK90E7V3B	7,1+7,1	4,50	4,50	---	---	---	3,12	9,00	9,04	0,64	3,20	3,34	2,81	C
2,0+2,0+2,0		2,00	2,00	2,00	---	---	2,08	6,00	6,63	0,47	1,75	2,05	3,43	A	875
2,0+2,0+2,5		2,00	2,00	2,50	---	---	2,13	6,50	6,97	0,47	2,00	2,27	3,25	A	1000
2,0+2,0+3,5		1,93	1,93	3,38	---	---	2,24	7,24	7,64	0,47	2,44	2,73	2,97	C	1220
2,0+2,0+5,0		1,72	1,72	4,33	---	---	2,43	7,77	8,40	0,50	2,69	3,13	2,89	C	1345
2,0+2,0+6,0		1,62	1,62	4,88	---	---	2,57	8,12	8,84	0,54	2,73	3,19	2,97	C	1365
2,0+2,0+7,1		1,53	1,53	5,45	---	---	2,71	8,51	9,03	0,57	2,99	3,34	2,85	C	1495
2,0+2,5+2,5		2,00	2,50	2,50	---	---	2,18	7,00	7,31	0,47	2,32	2,49	3,02	B	1160
2,0+2,5+3,5		1,86	2,32	3,24	---	---	2,30	7,42	7,96	0,50	2,55	2,91	2,91	C	1275
2,0+2,5+5,0		1,67	2,09	4,18	---	---	2,50	7,94	8,40	0,53	2,81	3,13	2,83	C	1405
2,0+2,5+6,0		1,58	1,98	4,74	---	---	2,63	8,30	8,84	0,54	2,86	3,19	2,90	C	1430
2,0+2,5+7,1		1,50	1,87	5,31	---	---	2,78	8,68	9,03	0,57	3,13	3,34	2,77	D	1565
2,0+3,5+3,5		1,73	3,02	3,02	---	---	2,43	7,77	8,23	0,53	2,79	3,11	2,78	D	1395
2,0+3,5+5,0		1,58	2,77	3,95	---	---	2,63	8,30	8,40	0,57	3,07	3,13	2,70	D	1535
2,0+3,5+6,0		1,50	2,63	4,52	---	---	2,76	8,65	9,02	0,57	3,06	3,33	2,83	C	1530
2,0+3,5+7,1		1,43	2,50	5,07	---	---	2,91	9,00	9,04	0,60	3,34	3,39	2,69	D	1670
2,0+5,0+5,0		1,46	3,68	3,68	---	---	2,83	8,82	8,87	0,60	3,36	3,40	2,63	D	1680
2,0+5,0+6,0		1,39	3,46	4,15	---	---	2,96	9,00	9,20	0,60	3,15	3,36	2,86	C	1575
2,0+5,0+7,1		1,28	3,19	4,53	---	---	3,10	9,00	9,22	0,64	3,08	3,36	2,92	C	1540
2,0+6,0+6,0		1,28	3,86	3,86	---	---	3,09	9,00	9,64	0,64	2,86	3,43	3,15	B	1430
2,0+6,0+7,1		1,19	3,58	4,23	---	---	3,23	9,00	10,10	0,64	2,79	3,97	3,23	A	1395
2,5+2,5+2,5		2,41	2,41	2,41	---	---	2,24	7,23	7,64	0,47	2,43	2,73	2,98	C	1215
2,5+2,5+3,5		2,23	2,23	3,13	---	---	2,37	7,59	8,05	0,50	2,67	2,98	2,84	C	1335
2,5+2,5+5,0		2,03	2,03	4,06	---	---	2,57	8,12	8,40	0,53	2,94	3,13	2,76	D	1470
2,5+2,5+6,0		1,93	1,93	4,61	---	---	2,70	8,47	8,84	0,57	2,92	3,19	2,90	C	1460
2,5+2,5+7,1		1,83	1,83	5,20	---	---	2,84	8,86	9,03	0,60	3,27	3,34	2,71	D	1635
2,5+3,5+3,5		2,08	2,93	2,93	---	---	2,50	7,94	8,23	0,53	2,92	3,11	2,72	D	1460
2,5+3,5+5,0		1,93	2,70	3,84	---	---	2,70	8,47	8,50	0,57	3,20	3,22	2,65	D	1600
2,5+3,5+6,0		1,84	2,57	4,41	---	---	2,83	8,82	9,02	0,60	3,19	3,33	2,76	D	1595
2,5+3,5+7,1		1,72	2,40	4,88	---	---	2,97	9,00	9,04	0,60	3,34	3,39	2,69	D	1670
2,5+5,0+5,0		1,80	3,60	3,60	---	---	2,89	9,00	9,05	0,60	3,57	3,59	2,52	E	1785
2,5+5,0+6,0		1,67	3,33	4,00	---	---	3,02	9,00	9,20	0,64	3,22	3,36	2,80	D	1610
5MK90E7V3B		2,5+5,0+7,1	1,54	3,08	4,38	---	---	3,17	9,00	9,22	0,64	3,15	3,36	2,86	C
	2,5+6,0+6,0	1,56	3,72	3,72	---	---	3,16	9,00	9,64	0,64	2,93	3,43	3,07	B	1465

JÄÄHDYTYS

ULKOYKSIKKÖ	SISÄ- YKSIKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (kW)					KOKONAISKAPASITEETTI (kW)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYS (kW)			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	HUONE E	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.			
5MKS90E7V3B	2.5+2.5+2.5+2.5+2.5	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	2,89	9,00	9,67	0,58	2,93	3,43	3,07	B	1465
	2.5+2.5+2.5+2.5+3.5	1,67	1,67	1,67	1,67	2,32	3,02	9,00	9,67	0,61	2,86	3,43	3,15	B	1430
	2.5+2.5+2.5+2.5+5.0	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	3,22	9,00	10,41	0,64	2,88	4,26	3,13	B	1440
	2.5+2.5+2.5+3.5+3.5	1,56	1,56	1,56	2,16	2,16	3,16	9,00	9,68	0,64	2,93	3,44	3,07	B	1465
	2.5+2.5+3.5+3.5+3.5	1,44	1,44	2,04	2,04	2,04	3,29	9,00	10,12	0,67	2,86	3,98	3,15	B	1430

Huom: Liitetynä 2.0, 2.5, 3.5 ja 5.0 luokkaan: seinäasenteinen D-tyyppi / 6.0, 7.1 luokkaan: seinäasenteinen E-tyyppi

lämpöpumppu R-410A invertteriohjatus ulkoyksiköt

JÄÄHDYTYKSI

ULKOYKSIKKÖ	SISÄ-YKSIKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (KW)				KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYKSI (KW)			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.			
2MXS40DAVMB	2,0	2,00	---	---	---	1,20	2,00	2,40	0,34	0,61	0,74	3,28	A	305
	2,5	2,50	---	---	---	1,20	2,50	3,00	0,34	0,76	1,02	3,29	A	386
	3,5	3,15	---	---	---	1,20	3,15	3,60	0,34	1,12	1,44	2,81	C	560
	2,0+2,0	1,90	1,90	---	---	1,50	3,80	4,10	0,40	1,19	1,46	3,19	B	595
	2,0+2,5	1,80	2,10	---	---	1,50	3,90	4,10	0,40	1,21	1,46	3,22	A	605
	2,0+3,5	1,70	2,20	---	---	1,50	3,90	4,20	0,40	1,21	1,49	3,22	A	605
	2,5+2,5	1,95	1,95	---	---	1,50	3,90	4,20	0,40	1,21	1,49	3,22	A	605
	2,5+3,5	1,75	2,15	---	---	1,50	3,90	4,20	0,40	1,21	1,49	3,22	A	605

LÄMMITYKSI

ULKOYKSIKKÖ	SISÄ-YKSIKÖT	LÄMMITYSKAPASITEETTI (KW)				KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ LÄMMITYKSI (KW)			COP	ENERGIA MERKINTÄ
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.		
2MXS40DAVMB	2,0	3,00	---	---	---	1,20	3,00	3,70	0,38	1,00	1,34	3,00	D
	2,5	3,40	---	---	---	1,20	3,40	4,10	0,38	1,14	1,60	2,98	D
	3,5	3,80	---	---	---	1,20	3,80	4,40	0,38	1,35	1,85	2,81	D
	2,0+2,0	2,10	2,10	---	---	1,50	4,20	4,60	0,34	1,14	1,39	3,68	A
	2,0+2,5	2,10	2,30	---	---	1,50	4,40	4,70	0,34	1,19	1,42	3,70	A
	2,0+3,5	2,00	2,40	---	---	1,50	4,40	4,70	0,34	1,19	1,42	3,70	A
	2,5+2,5	2,20	2,20	---	---	1,50	4,40	4,70	0,34	1,19	1,42	3,70	A
	2,5+3,5	2,05	2,35	---	---	1,50	4,40	4,70	0,34	1,19	1,42	3,70	A

Huom: Liitettyinä 2,0, 2,5 ja 3,5 luokkaan: seinäasenteinen D-tyyppi

JÄÄHDYTYKSI

ULKOYKSIKKÖ	SISÄ-YKSIKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (KW)				KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYKSI (KW)			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.			
2MXS40DAVMB	2,0	2,00	---	---	---	1,20	2,00	2,40	0,34	0,62	0,75	3,23	A	310
	2,5	2,50	---	---	---	1,20	2,50	3,00	0,34	0,77	1,03	3,25	A	385
	3,5	3,15	---	---	---	1,20	3,15	3,60	0,34	1,14	1,46	2,76	D	570
	2,0+2,0	1,90	1,90	---	---	1,50	3,80	4,10	0,40	1,21	1,49	3,14	B	605
	2,0+2,5	1,80	2,10	---	---	1,50	3,90	4,10	0,40	1,24	1,49	3,15	B	620
	2,0+3,5	1,70	2,20	---	---	1,50	3,90	4,20	0,40	1,24	1,52	3,42	A	620
	2,5+2,5	1,95	1,95	---	---	1,50	3,90	4,20	0,40	1,24	1,52	3,42	A	620
	2,5+3,5	1,75	2,15	---	---	1,50	3,90	4,20	0,40	1,24	1,52	3,42	A	620

LÄMMITYKSI

ULKOYKSIKKÖ	SISÄ-YKSIKÖT	LÄMMITYSKAPASITEETTI (KW)				KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ LÄMMITYKSI (KW)			COP	ENERGIA MERKINTÄ
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.		
2MXS40DAVMB	2,0	3,00	---	---	---	1,20	3,00	3,70	0,38	1,01	1,36	2,97	D
	2,5	3,40	---	---	---	1,20	3,40	4,10	0,38	1,15	1,62	2,96	D
	3,5	3,80	---	---	---	1,20	3,80	4,40	0,38	1,37	1,87	2,77	E
	2,0+2,0	2,10	2,10	---	---	1,50	4,20	4,60	0,34	1,17	1,42	3,59	B
	2,0+2,5	2,10	2,30	---	---	1,50	4,40	4,70	0,34	1,22	1,45	3,61	A
	2,0+3,5	2,00	2,40	---	---	1,50	4,40	4,70	0,34	1,22	1,45	3,61	A
	2,5+2,5	2,20	2,20	---	---	1,50	4,40	4,70	0,34	1,22	1,45	3,61	A
	2,5+3,5	2,05	2,35	---	---	1,50	4,40	4,70	0,34	1,22	1,45	3,61	A

Huom: Liitettyinä 2,0, 2,5 ja 3,5 luokkaan: seinäasenteinen C-tyyppi

JÄÄHDYTYK

ULKOKYSIKKÖ	SISÄ- YKSIKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (KW)				KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYK (KW)			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.			
2MXS52E2V1B	2,0	2,00	---	---	---	1,76	2,00	2,84	0,35	0,46	0,74	4,35	A	230
	2,5	2,50	---	---	---	1,76	2,50	3,12	0,35	0,62	0,75	4,03	A	310
	3,5	3,50	---	---	---	1,76	3,50	4,18	0,35	0,97	1,29	3,61	A	485
	5,0	---	---	5,00	---	1,79	5,00	5,40	0,35	1,75	2,03	2,86	C	875
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,88	4,00	5,96	0,35	0,95	1,91	4,21	A	475
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	1,88	4,50	6,23	0,35	1,18	2,14	3,81	A	590
	2,0+3,5	1,89	3,31	---	---	1,88	5,20	6,24	0,35	1,55	2,07	3,35	A	775
	2,0+5,0	1,49	---	3,71	---	1,88	5,20	6,47	0,35	1,42	2,15	3,66	A	710
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	1,88	5,00	6,23	0,35	1,45	2,14	3,45	A	725
	2,5+3,5	2,17	3,03	---	---	1,88	5,20	6,35	0,35	1,55	2,25	3,35	A	775
	2,5+5,0	1,73	---	3,47	---	1,88	5,20	6,47	0,35	1,42	2,07	3,66	A	710
	3,5+3,5	2,60	2,60	---	---	1,88	5,20	6,40	0,35	1,55	2,25	3,35	A	775
	3,5+5,0	2,14	---	3,06	---	1,88	5,20	6,49	0,35	1,42	2,09	3,66	A	710

LÄMMITYK

ULKOKYSIKKÖ	SISÄ- YKSIKÖT	LÄMMITYSKAPASITEETTI (KW)				KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ LÄMMITYK (KW)			COP	ENERGIA MERKINTÄ
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.		
2MXS52E2V1B	2,0	2,72	---	---	---	1,21	2,72	3,75	0,30	0,72	1,20	3,78	A
	2,5	3,40	---	---	---	1,21	3,40	4,00	0,30	0,99	1,26	3,43	B
	3,5	4,20	---	---	---	1,21	4,20	4,82	0,30	1,39	1,68	3,02	D
	5,0	---	---	5,80	---	1,33	5,80	6,79	0,30	2,16	2,59	2,69	E
	2,0+2,0	3,05	3,05	---	---	1,28	6,10	7,00	0,31	1,70	2,28	3,59	B
	2,0+2,5	2,78	3,47	---	---	1,28	6,25	7,00	0,31	1,75	2,28	3,57	B
	2,0+3,5	2,38	4,17	---	---	1,34	6,55	7,04	0,31	1,86	2,28	3,52	B
	2,0+5,0	1,94	---	4,86	---	1,39	6,80	7,20	0,31	1,87	2,32	3,64	A
	2,5+2,5	3,25	3,25	---	---	1,28	6,50	7,00	0,31	1,86	2,31	3,49	B
	2,5+3,5	2,79	3,97	---	---	1,34	6,70	7,19	0,31	1,93	2,36	3,47	B
	2,5+5,0	2,27	---	4,53	---	1,45	6,80	7,35	0,31	1,87	2,32	3,64	A
	3,5+3,5	3,40	3,40	---	---	1,40	6,80	7,22	0,31	1,97	2,35	3,45	B
	3,5+5,0	2,80	---	4,00	---	1,45	6,80	7,50	0,31	1,83	2,31	3,72	A

Huom: Liitettynä 2,0, 2,5, 3,5 ja 5,0 luokkaan: seinäasenteinen D-tyyppi

JÄÄHDYTYK

ULKOKYSIKKÖ	SISÄ- YKSIKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (KW)				KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYK (KW)			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.			
2MXS52E2V1B	2,0	2,00	---	---	---	1,74	2,00	2,81	0,35	0,46	0,74	4,35	A	230
	2,5	2,50	---	---	---	1,74	2,50	3,07	0,35	0,64	0,75	3,91	A	320
	3,5	3,50	---	---	---	1,74	3,50	4,08	0,35	0,98	1,28	3,57	A	490
	5,0	---	---	5,00	---	1,85	5,00	5,80	0,35	1,54	2,10	3,25	A	770
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,87	4,00	5,78	0,35	1,00	1,90	4,00	A	500
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	1,87	4,50	6,06	0,35	1,23	2,23	3,66	A	615
	2,0+3,5	1,89	3,31	---	---	1,87	5,20	6,06	0,35	1,62	2,16	3,21	A	810
	2,0+5,0	1,49	---	3,71	---	1,88	5,20	6,50	0,35	1,32	2,18	3,94	A	660
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	1,87	5,00	6,06	0,35	1,54	2,23	3,25	A	770
	2,5+3,5	2,17	3,03	---	---	1,87	5,20	6,06	0,35	1,62	2,23	3,21	A	810
	2,5+5,0	1,73	---	3,47	---	1,88	5,20	6,52	0,35	1,32	2,17	3,94	A	660
	3,5+3,5	2,60	2,60	---	---	1,87	5,20	6,06	0,35	1,62	2,23	3,21	A	810
	3,5+5,0	2,14	---	3,06	---	1,88	5,20	6,52	0,35	1,32	2,16	3,94	A	660

LÄMMITYK

ULKOKYSIKKÖ	SISÄ- YKSIKÖT	LÄMMITYSKAPASITEETTI (KW)				KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ LÄMMITYK (KW)			COP	ENERGIA MERKINTÄ
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.		
2MXS52E2V1B	2,0	2,72	---	---	---	1,22	2,72	3,75	0,30	0,76	1,24	3,58	B
	2,5	3,40	---	---	---	1,22	3,40	4,00	0,30	1,09	1,3	3,12	D
	3,5	4,20	---	---	---	1,22	4,20	4,41	0,30	1,47	1,57	2,86	D
	5,0	---	---	5,80	---	1,30	5,80	6,79	0,30	1,74	2,51	3,33	C
	2,0+2,0	3,05	3,05	---	---	1,30	6,10	6,82	0,30	1,86	2,27	3,28	C
	2,0+2,5	2,78	3,47	---	---	1,30	6,25	6,82	0,30	1,92	2,27	3,26	C
	2,0+3,5	2,38	4,17	---	---	1,35	6,55	6,89	0,31	2,09	2,27	3,13	D
	2,0+5,0	1,94	---	4,86	---	1,37	6,80	7,42	0,31	1,62	2,09	4,20	A
	2,5+2,5	3,25	3,25	---	---	1,30	6,50	6,82	0,30	2,02	2,27	3,22	C
	2,5+3,5	2,79	3,97	---	---	1,35	6,70	6,98	0,31	2,14	2,35	3,13	D
	2,5+5,0	2,27	---	4,53	---	1,43	6,80	7,45	0,31	1,62	2,09	4,20	A
	3,5+3,5	3,40	3,40	---	---	1,41	6,80	7,18	0,31	2,18	2,43	3,12	D
	3,5+5,0	2,80	---	4,00	---	1,43	6,80	7,54	0,31	1,62	2,09	4,20	A

Huom: Liitettynä 2,0, 2,5 ja 3,5 luokkaan: seinäasenteinen C-tyyppi / 5,0 luokkaan: seinäasenteinen E-tyyppi

JÄÄHDYTYS

ULKOYKSIKKÖ	SISÄ-YKSIKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (KW)				KOKONAISKAPASITEETTI (kW)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYS (kW)			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.			
2MXS52E2V1B	2,0	2,00	---	---	---	1,76	2,00	2,84	0,35	0,46	0,74	4,35	A	230
	2,5	2,50	---	---	---	1,76	2,50	3,12	0,35	0,62	0,75	4,03	A	310
	3,5	3,50	---	---	---	1,76	3,50	4,18	0,35	0,97	1,29	3,61	A	485
	5,0	---	---	5,00	---	1,85	5,00	5,80	0,35	1,54	2,10	3,25	A	770
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,88	4,00	5,96	0,35	0,95	1,91	4,21	A	475
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	1,88	4,50	6,23	0,35	1,18	2,14	3,81	A	590
	2,0+3,5	1,89	3,31	---	---	1,88	5,20	6,24	0,35	1,55	2,14	3,35	A	775
	2,0+5,0	1,49	---	3,71	---	1,88	5,20	6,91	0,35	1,28	2,07	4,06	A	640
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	1,88	5,00	6,23	0,35	1,45	2,14	3,45	A	725
	2,5+3,5	2,17	3,03	---	---	1,88	5,20	6,35	0,35	1,55	2,25	3,35	A	775
	2,5+5,0	1,73	---	3,47	---	1,88	5,20	6,91	0,35	1,28	2,07	4,06	A	640
	3,5+3,5	2,60	2,60	---	---	1,88	5,20	6,40	0,35	1,55	2,25	3,35	A	775
	3,5+5,0	2,14	---	3,06	---	1,88	5,20	6,92	0,35	1,26	2,08	4,13	A	630

LÄMMITYS

ULKOYKSIKKÖ	SISÄ-YKSIKÖT	LÄMMITYSKAPASITEETTI (KW)				KOKONAISKAPASITEETTI (kW)			VIRRANSYÖTTÖ LÄMMITYS (kW)			COP	ENERGIA MERKINTÄ
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.		
2MXS52E2V1B	2,0	2,72	---	---	---	1,21	2,72	3,75	0,30	0,72	1,20	3,78	A
	2,5	3,40	---	---	---	1,21	3,40	4,00	0,30	0,99	1,26	3,43	B
	3,5	4,20	---	---	---	1,21	4,20	4,82	0,30	1,39	1,68	3,02	D
	5,0	---	---	5,80	---	1,30	5,80	6,79	0,30	1,74	2,51	3,33	C
	2,0+2,0	3,05	3,05	---	---	1,28	6,10	7,00	0,31	1,70	2,28	3,59	B
	2,0+2,5	2,78	3,47	---	---	1,28	6,25	7,00	0,31	1,75	2,28	3,57	B
	2,0+3,5	2,38	4,17	---	---	1,34	6,55	7,04	0,31	1,86	2,28	3,52	B
	2,0+5,0	1,94	---	4,86	---	1,36	6,80	7,95	0,31	1,52	2,22	4,47	A
	2,5+2,5	3,25	3,25	---	---	1,28	6,50	7,00	0,31	1,86	2,31	3,49	B
	2,5+3,5	2,79	3,97	---	---	1,34	6,70	7,19	0,31	1,93	2,36	3,47	B
	2,5+5,0	2,27	---	4,53	---	1,42	6,80	7,95	0,31	1,52	2,22	4,47	A
	3,5+3,5	3,40	3,40	---	---	1,40	6,80	7,22	0,31	1,97	2,35	3,45	B
	3,5+5,0	2,80	---	4,00	---	1,42	6,80	7,98	0,31	1,52	2,21	4,47	A

Huom: Liitetynä 2,0, 2,5 ja 3,5 luokkaan: seinäasenteinen D-tyyppi / 5,0 luokkaan: seinäasenteinen E-tyyppi

JÄÄHDYTYS

ULKOYKSIKKÖ	SISÄ-YKSIKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (KW)				KOKONAISKAPASITEETTI (kW)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYS (kW)			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.			
3MXS52E2V1B	2,0	2,00	---	---	---	1,76	2,00	2,84	0,35	0,46	0,74	4,35	A	230
	2,5	2,50	---	---	---	1,76	2,50	3,12	0,35	0,62	0,75	4,03	A	310
	3,5	3,50	---	---	---	1,76	3,50	4,18	0,35	0,97	1,29	3,61	A	485
	5,0	---	---	5,00	---	1,79	5,00	5,40	0,35	1,75	2,03	2,86	C	875
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,88	4,00	5,96	0,35	0,95	1,91	4,21	A	475
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	1,88	4,50	6,23	0,35	1,18	2,14	3,81	A	590
	2,0+3,5	1,89	3,31	---	---	1,88	5,20	6,24	0,35	1,55	2,07	3,35	A	775
	2,0+5,0	1,49	---	3,71	---	1,88	5,20	6,47	0,35	1,42	2,15	3,66	A	710
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	1,88	5,00	6,23	0,35	1,45	2,14	3,45	A	725
	2,5+3,5	2,17	3,03	---	---	1,88	5,20	6,35	0,35	1,55	2,25	3,35	A	775
	2,5+5,0	1,73	---	3,47	---	1,88	5,20	6,47	0,35	1,42	2,07	3,66	A	710
	3,5+3,5	2,60	2,60	---	---	1,88	5,20	6,40	0,35	1,55	2,25	3,35	A	775
	3,5+5,0	2,14	---	3,06	---	1,88	5,20	6,49	0,35	1,42	2,09	3,66	A	710
	2,0+2,0+2,0	1,73	1,73	1,73	---	1,86	5,19	7,04	0,35	1,24	2,16	4,19	A	620
	2,0+2,0+2,5	1,60	1,60	1,99	---	1,86	5,19	7,04	0,35	1,24	2,16	4,19	A	620
	2,0+2,0+3,5	1,38	1,38	2,43	---	1,95	5,19	7,06	0,37	1,24	2,16	4,19	A	620
	2,0+2,5+2,5	1,49	1,85	1,85	---	1,86	5,19	7,04	0,35	1,24	2,16	4,19	A	620
	2,0+2,5+3,5	1,30	1,63	2,27	---	1,95	5,20	7,06	0,37	1,24	2,16	4,19	A	620
	2,0+3,5+3,5	1,16	2,02	2,02	---	1,95	5,20	7,07	0,37	1,24	2,16	4,19	A	620
	2,5+2,5+2,5	1,73	1,73	1,73	---	1,95	5,19	7,04	0,37	1,24	2,16	4,19	A	620
	2,5+2,5+3,5	1,53	1,53	2,14	---	1,95	5,20	7,06	0,37	1,23	2,16	4,23	A	615
	2,0+2,0+5,0	1,16	1,16	2,88	---	2,11	5,20	7,30	0,38	1,22	2,26	4,26	A	610

LÄMMITYS

ULKOKYSIKKÖ	SISÄ- YKSIKÖT	LÄMMITYSKAPASITEETTI (KW)				KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ LÄMMITYS (KW)			COP	ENERGIA MERKINTÄ
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.		
3MXS52E2V1B	2,0	2,72	---	---	---	1,21	2,72	3,75	0,30	0,72	1,20	3,78	A
	2,5	3,40	---	---	---	1,21	3,40	4,00	0,30	0,99	1,26	3,43	B
	3,5	4,20	---	---	---	1,21	4,20	4,82	0,30	1,39	1,68	3,02	D
	5,0	---	---	5,80	---	1,33	5,80	6,79	0,30	2,16	2,59	2,69	E
	2,0+2,0	3,05	3,05	---	---	1,28	6,10	7,00	0,31	1,70	2,28	3,59	B
	2,0+2,5	2,78	3,47	---	---	1,28	6,25	7,00	0,31	1,75	2,28	3,57	B
	2,0+3,5	2,38	4,17	---	---	1,34	6,55	7,04	0,31	1,86	2,28	3,52	B
	2,0+5,0	1,94	---	4,86	---	1,39	6,80	7,20	0,31	1,87	2,32	3,64	A
	2,5+2,5	3,25	3,25	---	---	1,28	6,50	7,00	0,31	1,86	2,31	3,49	B
	2,5+3,5	2,79	3,97	---	---	1,34	6,70	7,19	0,31	1,93	2,36	3,47	B
	2,5+5,0	2,27	---	4,53	---	1,45	6,80	7,35	0,31	1,87	2,32	3,64	A
	3,5+3,5	3,40	3,40	---	---	1,40	6,80	7,22	0,31	1,97	2,35	3,45	B
	3,5+5,0	2,80	---	4,00	---	1,45	6,80	7,50	0,31	1,83	2,31	3,72	A
	2,0+2,0+2,0	2,26	2,26	2,26	---	1,34	6,78	8,02	0,32	1,57	2,14	4,32	A
	2,0+2,0+2,5	2,09	2,09	2,60	---	1,34	6,78	8,02	0,32	1,57	2,14	4,32	A
	2,0+2,0+3,5	1,80	1,80	3,18	---	1,45	6,78	8,05	0,32	1,56	2,14	4,35	A
	2,0+2,5+2,5	1,94	2,42	2,42	---	1,34	6,78	8,02	0,32	1,57	2,14	4,32	A
	2,0+2,5+3,5	1,70	2,13	2,97	---	1,57	6,80	8,05	0,32	1,56	2,14	4,36	A
	2,0+3,5+3,5	1,52	2,64	2,64	---	1,56	6,80	8,08	0,32	1,56	2,14	4,36	A
	2,5+2,5+2,5	2,26	2,26	2,26	---	1,45	6,78	8,02	0,32	1,57	2,14	4,32	A
2,5+2,5+3,5	2,00	2,00	2,80	---	1,57	6,80	8,05	0,32	1,56	2,14	4,36	A	
2,0+2,0+5,0	1,51	1,51	3,78	---	1,67	6,80	8,27	0,32	1,64	2,11	4,15	A	

Huom: Liitettyinä 2,0, 2,5 ja 5,0 luokkaan: seinäasenteinen D-tyyppi

JÄÄHDYTYKSI

ULKOKYSIKKÖ	SISÄ- YKSIKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (KW)				KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYKSI (KW)			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.			
3MXS52E2V1B	2,0	2,00	---	---	---	1,74	2,00	2,81	0,35	0,46	0,74	4,35	A	230
	2,5	2,50	---	---	---	1,74	2,50	3,07	0,35	0,64	0,75	3,91	A	320
	3,5	3,50	---	---	---	1,74	3,50	4,08	0,35	0,98	1,28	3,57	A	490
	5,0	---	---	5,00	---	1,85	5,00	5,80	0,35	1,54	2,10	3,25	A	770
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,87	4,00	5,78	0,35	1,00	1,90	4,00	A	500
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	1,87	4,50	6,06	0,35	1,23	2,23	3,66	A	615
	2,0+3,5	1,89	3,31	---	---	1,87	5,20	6,06	0,35	1,62	2,16	3,21	A	810
	2,0+5,0	1,49	---	3,71	---	1,88	5,20	6,50	0,35	1,32	2,18	3,94	A	660
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	1,87	5,00	6,06	0,35	1,54	2,23	3,25	A	770
	2,5+3,5	2,17	3,03	---	---	1,87	5,20	6,06	0,35	1,62	2,23	3,21	A	810
	2,5+5,0	1,73	---	3,47	---	1,88	5,20	6,52	0,35	1,32	2,17	3,94	A	660
	3,5+3,5	2,60	2,60	---	---	1,87	5,20	6,06	0,35	1,62	2,23	3,21	A	810
	3,5+5,0	2,14	---	3,06	---	1,88	5,20	6,52	0,35	1,32	2,16	3,94	A	660
	2,0+2,0+2,0	1,73	1,73	1,73	---	1,88	5,19	6,93	0,35	1,29	2,26	4,02	A	645
	2,0+2,0+2,5	1,60	1,60	1,99	---	1,88	5,19	6,93	0,35	1,29	2,26	4,02	A	645
	2,0+2,0+3,5	1,38	1,38	2,43	---	1,97	5,19	6,93	0,37	1,29	2,26	4,02	A	645
	2,0+2,5+2,5	1,49	1,85	1,85	---	1,88	5,19	6,93	0,35	1,29	2,26	4,02	A	645
	2,0+2,5+3,5	1,30	1,63	2,27	---	1,97	5,20	6,93	0,37	1,29	2,26	4,03	A	645
	2,0+3,5+3,5	1,16	2,02	2,02	---	1,97	5,20	6,93	0,37	1,29	2,26	4,03	A	645
	2,5+2,5+2,5	1,73	1,73	1,73	---	1,97	5,19	6,93	0,37	1,29	2,26	4,02	A	645
2,5+2,5+3,5	1,53	1,53	2,14	---	1,97	5,20	6,93	0,37	1,32	2,26	3,94	A	660	
2,0+2,0+5,0	1,16	1,16	2,88	---	2,07	5,20	7,30	0,38	1,25	2,29	4,16	A	625	

LÄMMITYS

ULKOKYSIKKÖ	SISÄ- YKSIKÖT	LÄMMITYSKAPASITEETTI (KW)				KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ LÄMMITYS (KW)			COP	ENERGIA MERKINTÄ
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.		
3MXS52E2V1B	2,0	2,72	---	---	---	1,22	2,72	3,75	0,30	0,76	1,24	3,58	B
	2,5	3,40	---	---	---	1,22	3,40	4,00	0,30	1,09	1,30	3,12	D
	3,5	4,20	---	---	---	1,22	4,20	4,41	0,30	1,47	1,57	2,86	D
	5,0	---	---	5,80	---	1,30	5,80	6,79	0,30	1,74	2,51	3,33	C
	2,0+2,0	3,05	3,05	---	---	1,30	6,10	6,82	0,30	1,86	2,27	3,28	C
	2,0+2,5	2,78	3,47	---	---	1,30	6,25	6,82	0,30	1,92	2,27	3,26	C
	2,0+3,5	2,38	4,17	---	---	1,35	6,55	6,89	0,31	2,09	2,27	3,13	D
	2,0+5,0	1,94	---	4,86	---	1,37	6,80	7,42	0,31	1,62	2,09	4,20	A
	2,5+2,5	3,25	3,25	---	---	1,30	6,50	6,82	0,30	2,02	2,27	3,22	C
	2,5+3,5	2,79	3,97	---	---	1,35	6,70	6,98	0,31	2,14	2,35	3,13	D
	2,5+5,0	2,27	---	4,53	---	1,43	6,80	7,45	0,31	1,62	2,09	4,20	A
	3,5+3,5	3,40	3,40	---	---	1,41	6,80	7,18	0,31	2,18	2,43	3,12	D
	3,5+5,0	2,80	---	4,00	---	1,43	6,80	7,54	0,31	1,62	2,09	4,20	A
	2,0+2,0+2,0	2,26	2,26	2,26	---	1,36	6,78	7,70	0,31	1,68	2,21	4,04	A
	2,0+2,0+2,5	2,09	2,09	2,60	---	1,36	6,78	7,70	0,31	1,68	2,21	4,04	A
	2,0+2,0+3,5	1,80	1,80	3,18	---	1,48	6,78	7,73	0,31	1,68	2,21	4,04	A
	2,0+2,5+2,5	1,94	2,42	2,42	---	1,36	6,78	7,70	0,31	1,68	2,21	4,04	A
	2,0+2,5+3,5	1,70	2,13	2,97	---	1,59	6,80	7,73	0,31	1,68	2,21	4,05	A
	2,0+3,5+3,5	1,52	2,64	2,64	---	1,59	6,80	7,77	0,31	1,68	2,21	4,05	A
	2,5+2,5+2,5	2,26	2,26	2,26	---	1,48	6,78	7,70	0,31	1,68	2,21	4,04	A
2,5+2,5+3,5	2,00	2,00	2,80	---	1,59	6,80	7,73	0,31	1,68	2,21	4,05	A	
2,0+2,0+5,0	1,51	1,51	3,78	---	1,65	6,80	7,95	0,32	1,52	2,08	4,47	A	

Huom: Liitettyinä 2,0, 2,5 ja 3,5 luokkaan: seinäasenteinen C-tyyppi / 5,0 luokkaan: seinäasenteinen E-tyyppi

JÄÄHDYTYK

ULKOKYKIKÖ	SISÄ- YKSIKÖT	JÄÄHDYTYKAPASITEETTI (kW)				KOKONAISKAPASITEETTI (kW)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYK (kW)			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.			
3MXS52E2V1B	2,0	2,00	---	---	---	1,76	2,00	2,84	0,35	0,46	0,74	4,35	A	230
	2,5	2,50	---	---	---	1,76	2,50	3,12	0,35	0,62	0,75	4,03	A	310
	3,5	3,50	---	---	---	1,76	3,50	4,18	0,35	0,97	1,29	3,61	A	485
	5,0	---	---	5,00	---	1,85	5,00	5,80	0,35	1,54	2,10	3,25	A	770
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,88	4,00	5,96	0,35	0,95	1,91	4,21	A	475
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	1,88	4,50	6,23	0,35	1,18	2,14	3,81	A	590
	2,0+3,5	1,89	3,31	---	---	1,88	5,20	6,24	0,35	1,55	2,14	3,35	A	775
	2,0+5,0	1,49	---	3,71	---	1,88	5,20	6,91	0,35	1,28	2,07	4,06	A	640
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	1,88	5,00	6,23	0,35	1,45	2,14	3,45	A	725
	2,5+3,5	2,17	3,03	---	---	1,88	5,20	6,35	0,35	1,55	2,25	3,35	A	775
	2,5+5,0	1,73	---	3,47	---	1,88	5,20	6,91	0,35	1,28	2,07	4,06	A	640
	3,5+3,5	2,60	2,60	---	---	1,88	5,20	6,40	0,35	1,55	2,25	3,35	A	775
	3,5+5,0	2,14	---	3,06	---	1,88	5,20	6,92	0,35	1,26	2,08	4,13	A	630
	2,0+2,0+2,0	1,73	1,73	1,73	---	1,86	5,19	7,04	0,35	1,24	2,16	4,19	A	620
	2,0+2,0+2,5	1,60	1,60	1,99	---	1,86	5,19	7,04	0,35	1,24	2,16	4,19	A	620
	2,0+2,0+3,5	1,38	1,38	2,43	---	1,95	5,19	7,06	0,37	1,24	2,16	4,19	A	620
	2,0+2,5+2,5	1,49	1,85	1,85	---	1,86	5,19	7,04	0,35	1,24	2,16	4,19	A	620
	2,0+2,5+3,5	1,30	1,63	2,27	---	1,95	5,20	7,06	0,37	1,24	2,16	4,19	A	620
	2,0+3,5+3,5	1,16	2,02	2,02	---	1,95	5,20	7,07	0,37	1,24	2,16	4,19	A	620
	2,5+2,5+2,5	1,73	1,73	1,73	---	1,95	5,19	7,04	0,37	1,24	2,16	4,19	A	620
	2,5+2,5+3,5	1,53	1,53	2,14	---	1,95	5,20	7,06	0,37	1,23	2,16	4,23	A	615
	2,0+2,0+5,0	1,16	1,16	2,88	---	2,04	5,20	7,30	0,39	1,22	2,19	4,26	A	610

LÄMMITYK

ULKOKYKIKÖ	SISÄ- YKSIKÖT	LÄMMITYKAPASITEETTI (kW)				KOKONAISKAPASITEETTI (kW)			VIRRANSYÖTTÖ LÄMMITYK (kW)			COP	ENERGIA MERKINTÄ
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.		
3MXS52E2V1B	2,0	2,72	---	---	---	1,21	2,72	3,75	0,30	0,72	1,20	3,78	A
	2,5	3,40	---	---	---	1,21	3,40	4,00	0,30	0,99	1,26	3,43	B
	3,5	4,20	---	---	---	1,21	4,20	4,82	0,30	1,39	1,68	3,02	D
	5,0	---	---	5,80	---	1,30	5,80	6,79	0,30	1,74	2,51	3,33	C
	2,0+2,0	3,05	3,05	---	---	1,28	6,10	7,00	0,31	1,70	2,28	3,59	B
	2,0+2,5	2,78	3,47	---	---	1,28	6,25	7,00	0,31	1,75	2,28	3,57	B
	2,0+3,5	2,38	4,17	---	---	1,34	6,55	7,04	0,31	1,86	2,28	3,52	B
	2,0+5,0	1,94	---	4,86	---	1,36	6,80	7,95	0,31	1,52	2,22	4,47	A
	2,5+2,5	3,25	3,25	---	---	1,28	6,50	7,00	0,31	1,86	2,31	3,49	B
	2,5+3,5	2,79	3,97	---	---	1,34	6,70	7,19	0,31	1,93	2,36	3,47	B
	2,5+5,0	2,27	---	4,53	---	1,42	6,80	7,95	0,31	1,52	2,22	4,47	A
	3,5+3,5	3,40	3,40	---	---	1,40	6,80	7,22	0,31	1,97	2,35	3,45	B
	3,5+5,0	2,80	---	4,00	---	1,42	6,80	7,98	0,31	1,52	2,21	4,47	A
	2,0+2,0+2,0	2,26	2,26	2,26	---	1,34	6,78	8,02	0,32	1,57	2,14	4,32	A
	2,0+2,0+2,5	2,09	2,09	2,60	---	1,34	6,78	8,02	0,32	1,57	2,14	4,32	A
	2,0+2,0+3,5	1,80	1,80	3,18	---	1,45	6,78	8,05	0,32	1,56	2,14	4,35	A
	2,0+2,5+2,5	1,94	2,42	2,42	---	1,34	6,78	8,02	0,32	1,57	2,14	4,32	A
	2,0+2,5+3,5	1,70	2,13	2,97	---	1,57	6,80	8,05	0,32	1,56	2,14	4,36	A
	2,0+3,5+3,5	1,52	2,64	2,64	---	1,56	6,80	8,08	0,32	1,56	2,14	4,36	A
	2,5+2,5+2,5	2,26	2,26	2,26	---	1,45	6,78	8,02	0,32	1,57	2,14	4,32	A
	2,5+2,5+3,5	2,00	2,00	2,80	---	1,57	6,80	8,05	0,32	1,56	2,14	4,36	A
	2,0+2,0+5,0	1,51	1,51	3,78	---	1,64	6,80	8,30	0,32	1,42	2,04	4,79	A

Huom: Liitettyä 2,0, 2,5 ja 3,5 luokkaan: seinäasenteinen D-tyyppi / 5,0 luokkaan: seinäasenteinen E-tyyppi

JÄÄHDYTYK

ULKOKYKIKÖ	SISÄ- YKSIKÖT	JÄÄHDYTYKAPASITEETTI (kW)				KOKONAISKAPASITEETTI (kW)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYK (kW)			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.			
4MXS68E2V1B	2,0	2,00	---	---	---	1,57	2,00	2,56	0,40	0,54	0,69	3,70	A	270
	2,5	2,50	---	---	---	1,65	2,50	3,36	0,44	0,68	0,93	3,68	A	340
	3,5	3,50	---	---	---	1,67	3,50	4,70	0,46	1,04	1,46	3,37	A	520
	5,0	---	---	5,00	---	1,80	5,00	5,20	0,47	1,95	2,23	2,56	E	975
	6,0	---	---	6,00	---	1,88	6,00	6,32	0,46	2,23	2,44	2,69	D	1115
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,78	4,00	5,00	0,44	1,15	1,65	3,48	A	575
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	1,78	4,50	5,29	0,44	1,37	1,82	3,28	A	685
	2,0+3,5	2,00	3,50	---	---	1,89	5,50	6,16	0,46	1,90	2,45	2,89	C	950
	2,0+5,0	1,94	---	4,86	---	1,98	6,80	7,06	0,47	2,74	2,85	2,48	E	1370
	2,0+6,0	1,70	---	5,10	---	2,11	6,80	7,54	0,49	2,45	2,84	2,78	D	1225
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	1,80	5,00	5,97	0,47	1,77	2,28	2,82	C	885
	2,5+3,5	2,50	3,50	---	---	1,88	6,00	6,39	0,47	2,49	2,70	2,41	E	1245
	2,5+5,0	2,27	---	4,53	---	2,03	6,80	7,21	0,47	2,73	2,97	2,49	E	1365
	2,5+6,0	2,00	---	4,80	---	2,13	6,80	7,55	0,47	2,45	2,90	2,78	D	1225
	3,5+3,5	3,40	3,40	---	---	1,98	6,80	6,95	0,47	2,83	2,92	2,40	E	1415
	3,5+5,0	2,80	---	4,00	---	2,13	6,80	7,56	0,47	2,70	3,26	2,52	E	1350
	3,5+6,0	2,51	---	4,29	---	2,23	6,80	7,86	0,47	2,44	3,18	2,79	D	1220
	5,0+5,0	---	---	3,40	3,40	2,29	6,80	8,00	0,49	2,56	3,35	2,66	D	1280
	5,0+6,0	---	---	3,09	3,71	2,42	6,80	8,23	0,49	2,38	3,52	2,86	C	1190
	2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	---	1,90	6,00	6,45	0,46	1,81	1,99	3,31	A	905
	2,0+2,0+2,5	2,00	2,00	2,50	---	1,90	6,50	6,84	0,46	2,12	2,27	3,07	B	1060
	2,0+2,0+3,5	1,81	1,81	3,18	---	2,02	6,80	7,20	0,48	2,32	2,53	2,93	C	1160
	2,0+2,0+5,0	1,51	1,51	3,78	---	2,18	6,80	7,83	0,49	2,30	3,06	2,96	C	1150
	2,0+2,0+6,0	1,36	1,36	4,08	---	2,30	6,80	8,06	0,50	2,09	2,89	3,25	A	1045

JÄÄHDYTYK

ULKOKYSIKKÖ	SISÄ- YKSIKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (KW)				KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYK (KW)			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.			
4MXS68E2V1B	2.0+2.5+2.5	1,94	2,43	2,43	---	2,02	6,80	7,06	0,48	2,33	2,44	2,92	C	1165
	2.0+2.5+3.5	1,70	2,13	2,97	---	2,14	6,80	7,54	0,48	2,31	2,73	2,94	C	1155
	2.0+2.5+5.0	1,43	1,79	3,58	---	2,18	6,80	7,90	0,49	2,29	3,12	2,97	C	1145
	2.0+2.5+6.0	1,30	1,62	3,88	---	2,30	6,80	8,32	0,50	2,08	3,12	3,27	A	1040
	2.0+3.5+3.5	1,52	2,64	2,64	---	2,14	6,80	7,85	0,49	2,30	3,06	2,96	C	1150
	2.0+3.5+5.0	1,30	2,27	3,23	---	2,30	6,80	8,35	0,50	2,27	3,55	3,00	C	1135
	2.5+2.5+2.5	2,26	2,26	2,26	---	2,03	6,78	7,38	0,48	2,30	2,63	2,95	C	1150
	2.5+2.5+3.5	2,00	2,00	2,80	---	2,13	6,80	7,77	0,48	2,30	2,94	2,96	C	1150
	2.5+2.5+5.0	1,70	1,70	3,40	---	2,29	6,80	8,26	0,50	2,28	3,44	2,98	C	1140
	2.5+2.5+6.0	1,55	1,55	3,70	---	2,42	6,80	8,53	0,50	2,07	3,29	3,29	A	1035
	2.5+3.5+3.5	1,78	2,51	2,51	---	2,23	6,80	8,11	0,48	2,29	3,28	2,97	C	1145
	2.5+3.5+5.0	1,55	2,16	3,09	---	2,42	6,80	8,53	0,50	2,26	3,69	3,01	B	1130
	3.5+3.5+3.5	2,26	2,26	2,26	---	2,35	6,78	8,41	0,48	2,27	3,47	2,99	C	1135
	2.0+2.0+2.0+2.0	1,70	1,70	1,70	1,70	2,05	6,80	7,56	0,48	2,10	2,39	3,24	A	1050
	2.0+2.0+2.0+2.5	1,60	1,60	1,60	2,00	2,18	6,80	7,72	0,49	2,10	2,50	3,24	A	1050
	2.0+2.0+2.0+3.5	1,43	1,43	1,43	2,51	2,18	6,80	8,16	0,50	2,09	2,81	3,25	A	1045
	2.0+2.0+2.0+5.0	1,24	1,24	1,24	3,08	2,43	6,80	8,68	0,51	2,04	3,34	3,33	A	1040
	2.0+2.0+2.5+2.5	1,51	1,51	1,89	1,89	2,18	6,80	7,94	0,50	2,09	2,65	3,25	A	1025
	2.0+2.0+2.5+3.5	1,36	1,36	1,70	2,38	2,31	6,80	8,30	0,51	2,08	2,92	3,27	A	1040
	2.0+2.0+3.5+3.5	1,24	1,24	2,16	2,16	2,44	6,80	8,57	0,51	2,07	3,15	3,29	A	1035
	2.0+2.5+2.5+2.5	1,43	1,79	1,79	1,79	2,18	6,80	8,16	0,50	2,08	2,81	3,27	A	1040
	2.0+2.5+2.5+3.5	1,30	1,62	1,62	2,26	2,31	6,80	8,44	0,51	2,07	3,04	3,29	A	1035
	2.5+2.5+2.5+2.5	1,70	1,70	1,70	1,70	2,29	6,80	8,33	0,51	2,07	2,98	3,29	A	1035
	2.5+2.5+2.5+3.5	1,55	1,55	1,55	2,15	2,42	6,80	8,67	0,51	2,06	3,27	3,30	A	1030

LÄMMITYK

ULKOKYSIKKÖ	SISÄ- YKSIKÖT	LÄMMITYSKAPASITEETTI (KW)				KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ LÄMMITYK (KW)			COP	ENERGIA MERKINTÄ	
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.			
4MXS68E2V1B	2.0	2,72	---	---	---	1,19	2,72	3,87	0,38	0,81	1,26	3,36	C	
	2.5	3,40	---	---	---	1,19	3,40	4,06	0,38	1,11	1,36	3,06	D	
	3.5	4,30	---	---	---	1,29	4,30	4,46	0,39	1,52	1,59	2,83	D	
	5.0	---	---	5,60	---	1,61	5,60	5,70	0,42	2,21	2,26	2,53	F	
	6.0	---	---	7,90	---	1,85	7,90	8,51	0,43	2,51	2,72	3,15	D	
	2.0+2.0	3,25	3,25	---	---	1,61	6,50	7,58	0,41	1,88	2,24	3,46	B	
	2.0+2.5	3,04	3,81	---	---	1,61	6,85	7,79	0,41	2,05	2,34	3,34	C	
	2.0+3.5	2,71	4,74	---	---	1,75	7,45	8,29	0,42	2,34	2,63	3,18	D	
	2.0+5.0	2,46	---	6,14	---	2,10	8,60	10,09	0,51	2,72	3,27	3,16	D	
	2.0+6.0	2,15	---	6,45	---	2,36	8,60	10,28	0,54	2,37	2,98	3,63	A	
	2.5+2.5	3,60	3,60	---	---	1,61	7,20	8,11	0,41	2,25	2,55	3,20	D	
	2.5+3.5	3,29	4,61	---	---	1,85	7,90	8,61	0,44	2,62	2,87	3,02	D	
	2.5+5.0	2,87	---	5,73	---	2,20	8,60	10,20	0,53	2,72	3,31	3,16	D	
	2.5+6.0	2,53	---	6,07	---	2,46	8,60	10,39	0,57	2,36	3,00	3,64	A	
	3.5+3.5	4,30	4,30	---	---	2,08	8,60	8,96	0,48	2,94	3,10	2,93	D	
	3.5+5.0	3,54	---	5,06	---	2,44	8,60	10,40	0,57	2,71	3,41	3,17	D	
	3.5+6.0	3,17	---	5,43	---	2,68	8,60	10,54	0,60	2,34	2,99	3,68	A	
	5.0+5.0	---	---	4,30	4,30	2,80	8,60	10,59	0,67	2,50	3,20	3,44	B	
	5.0+6.0	---	---	3,91	4,69	3,04	8,60	10,64	0,69	2,30	2,98	3,74	A	
	4MXS68E2V1B	2.0+2.0+2.0	2,63	2,63	2,63	---	1,89	7,89	9,97	0,46	2,05	2,70	3,85	A
		2.0+2.0+2.5	2,54	2,54	3,17	---	2,00	8,25	10,09	0,48	2,17	2,75	3,80	A
		2.0+2.0+3.5	2,29	2,29	4,02	---	2,23	8,60	10,17	0,51	2,36	2,88	3,64	A
		2.0+2.0+5.0	1,91	1,91	4,78	---	2,57	8,60	10,35	0,61	2,34	2,96	3,68	A
		2.0+2.0+6.0	1,72	1,72	5,16	---	2,78	8,60	10,52	0,62	2,12	2,67	4,06	A
2.0+2.5+2.5		2,46	3,07	3,07	---	2,10	8,60	10,09	0,49	2,36	2,83	3,64	A	
2.0+2.5+3.5		2,15	2,69	3,76	---	2,32	8,60	10,17	0,53	2,35	2,88	3,66	A	
2.0+2.5+5.0		1,81	2,26	4,53	---	2,66	8,60	10,59	0,63	2,33	3,00	3,69	A	
2.0+2.5+6.0		1,64	2,05	4,91	---	2,89	8,60	10,64	0,64	2,10	2,64	4,10	A	
2.0+3.5+3.5		1,92	3,34	3,34	---	2,58	8,60	10,31	0,59	2,32	2,92	3,71	A	
2.0+3.5+5.0		1,64	2,87	4,09	---	2,93	8,60	10,64	0,67	2,30	3,07	3,74	A	
2.5+2.5+2.5		2,86	2,86	2,86	---	2,20	8,58	10,20	0,51	2,36	2,88	3,64	A	
2.5+2.5+3.5		2,53	2,53	3,54	---	2,44	8,60	10,40	0,55	2,35	2,97	3,66	A	
2.5+2.5+5.0		2,15	2,15	4,30	---	2,80	8,60	10,59	0,66	2,30	3,03	3,74	A	
2.5+2.5+6.0		1,95	1,95	4,70	---	3,04	8,60	10,64	0,67	2,08	2,64	4,13	A	
2.5+3.5+3.5		2,26	3,17	3,17	---	2,68	8,60	10,54	0,60	2,32	2,96	3,71	A	
2.5+3.5+5.0		1,95	2,74	3,91	---	3,04	8,60	10,64	0,68	2,29	3,00	3,76	A	
3.5+3.5+3.5		2,86	2,86	2,86	---	2,92	8,58	10,61	0,67	2,30	3,03	3,73	A	
2.0+2.0+2.0+2.0		2,15	2,15	2,15	2,15	2,36	8,60	10,35	0,55	2,11	2,61	4,08	A	
2.0+2.0+2.0+2.5		2,02	2,02	2,02	2,54	2,47	8,60	10,47	0,57	2,10	2,58	4,10	A	
2.0+2.0+2.0+3.5		1,81	1,81	1,81	3,17	2,72	8,60	10,52	0,62	2,09	2,62	4,11	A	
2.0+2.0+2.0+5.0		1,56	1,56	1,56	3,92	2,99	8,60	10,64	0,68	2,06	2,68	4,17	A	
2.0+2.0+2.5+2.5		1,91	1,91	2,39	2,39	2,58	8,60	10,47	0,59	2,10	2,58	4,10	A	
2.0+2.0+2.5+3.5		1,72	1,72	2,15	3,01	2,83	8,60	10,52	0,63	2,09	2,62	4,11	A	
2.0+2.0+3.5+3.5		1,56	1,56	2,74	2,74	3,03	8,60	10,64	0,69	2,08	2,67	4,13	A	
2.0+2.5+2.5+2.5		1,82	2,26	2,26	2,26	2,69	8,60	10,47	0,61	2,09	2,58	4,11	A	
2.0+2.5+2.5+3.5		1,64	2,05	2,05	2,86	2,93	8,60	10,64	0,67	2,08	2,66	4,13	A	
2.5+2.5+2.5+2.5		2,15	2,15	2,15	2,15	2,80	8,60	10,59	0,62	2,09	2,60	4,11	A	
2.5+2.5+2.5+3.5		1,95	1,95	1,95	2,15	3,04	8,60	10,64	0,68	2,06	2,62	4,17	A	

Huom: Liitettyinä 2.0, 2.5, 3.5 ja 5.0 luokkaan: seinäasetteinen D-tyyppi / 6.0 luokkaan : seinäasetteinen E-tyyppi

JÄÄHDYTYKSEN

ULKOYKSIKKÖ	SISÄ- YKSIKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (kW)				KOKONAISKAPASITEETTI (kW)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYKSEN (kW)			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.			
4MXS68E2V1B	2,0	2,00	---	---	---	1,57	2,00	2,56	0,40	0,56	0,72	3,57	A	280
	2,5	2,50	---	---	---	1,65	2,50	3,36	0,44	0,71	0,96	3,52	A	355
	3,5	3,50	---	---	---	1,67	3,50	4,70	0,46	1,08	1,51	3,24	A	540
	5,0	---	---	5,00	---	1,80	5,00	5,86	0,47	1,71	2,21	2,92	C	855
	6,0	---	---	6,00	---	1,88	6,00	6,32	0,46	2,23	2,44	2,69	D	1115
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,78	4,00	5,00	0,44	1,19	1,70	3,36	A	595
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	1,78	4,50	5,29	0,44	1,42	1,88	3,17	B	710
	2,0+3,5	2,00	3,50	---	---	1,89	5,50	6,16	0,46	1,96	2,53	2,81	C	980
	2,0+5,0	1,94	---	4,86	---	1,98	6,80	7,06	0,47	2,54	2,64	2,68	D	1270
	2,0+6,0	1,70	---	5,10	---	2,11	6,80	7,54	0,49	2,46	2,93	2,76	D	1230
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	1,80	5,00	5,97	0,47	1,83	2,35	2,73	D	915
	2,5+3,5	2,50	3,50	---	---	1,88	6,00	6,39	0,47	2,57	2,79	2,33	F	1285
	2,5+5,0	2,27	---	4,53	---	2,03	6,80	7,21	0,47	2,54	2,76	2,68	D	1270
	2,5+6,0	2,00	---	4,80	---	2,13	6,80	7,55	0,47	2,47	2,99	2,75	D	1235
	3,5+3,5	3,40	3,40	---	---	1,98	6,80	6,95	0,47	2,92	3,01	2,33	F	1460
	3,5+5,0	2,80	---	4,00	---	2,13	6,80	7,56	0,47	2,54	3,02	2,68	D	1270
	3,5+6,0	2,51	---	4,29	---	2,23	6,80	7,86	0,47	2,47	3,28	2,75	D	1235
	5,0+5,0	---	---	3,40	3,40	2,29	6,80	8,00	0,49	2,30	3,12	2,96	C	1150
	5,0+6,0	---	---	3,09	3,71	2,42	6,80	8,23	0,49	2,24	3,27	3,04	B	1120
	4MXS68E2V1B	2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	---	1,90	6,00	6,45	0,46	1,87	2,05	3,21	A
2,0+2,0+2,5		2,00	2,00	2,50	---	1,90	6,50	6,84	0,46	2,19	2,34	2,97	C	1095
2,0+2,0+3,5		1,80	1,80	3,18	---	2,02	6,78	7,20	0,48	2,34	2,55	2,90	C	1170
2,0+2,0+5,0		1,51	1,51	3,78	---	2,18	6,80	7,83	0,49	2,22	2,85	3,06	B	1110
2,0+2,0+6,0		1,36	1,36	4,08	---	2,30	6,80	8,06	0,50	2,15	2,98	3,16	B	1075
2,0+2,5+2,5		1,94	2,42	2,42	---	2,02	6,78	7,06	0,48	2,34	2,45	2,90	C	1170
2,0+2,5+3,5		1,70	2,13	2,97	---	2,14	6,80	7,54	0,48	2,39	2,82	2,85	C	1195
2,0+2,5+5,0		1,43	1,79	3,58	---	2,18	6,80	7,90	0,49	2,22	2,90	3,06	B	1110
2,0+2,5+6,0		1,30	1,62	3,88	---	2,30	6,80	8,32	0,50	2,15	3,22	3,16	B	1075
2,0+3,5+3,5		1,52	2,64	2,64	---	2,14	6,80	7,85	0,49	2,39	3,16	2,85	C	1195
2,0+3,5+5,0		1,30	2,27	3,23	---	2,30	6,80	8,35	0,50	2,21	3,30	3,08	B	1105
2,5+2,5+2,5		2,26	2,26	2,26	---	2,03	6,78	7,38	0,48	2,33	2,71	2,91	C	1165
2,5+2,5+3,5		2,00	2,00	2,80	---	2,13	6,80	7,77	0,48	2,39	3,03	2,85	C	1195
2,5+2,5+5,0		1,70	1,70	3,40	---	2,29	6,80	8,26	0,50	2,22	3,19	3,06	B	1110
2,5+2,5+6,0		1,55	1,55	3,70	---	2,42	6,80	8,53	0,50	2,15	3,39	3,16	B	1075
2,5+3,5+3,5		1,78	2,51	2,51	---	2,23	6,80	8,11	0,48	2,39	3,38	2,85	C	1195
2,5+3,5+5,0		1,55	2,16	3,09	---	2,42	6,80	8,53	0,50	2,22	3,42	3,06	B	1110
2,5+3,5+6,0		2,26	2,26	2,26	---	2,35	6,78	8,41	0,48	2,33	3,58	2,91	C	1165
2,0+2,0+2,0+2,0		1,70	1,70	1,70	1,70	2,05	6,80	7,56	0,48	2,13	2,47	3,19	B	1065
2,0+2,0+2,0+2,5		1,60	1,60	1,60	2,00	2,18	6,80	7,72	0,49	2,13	2,58	3,19	B	1065
2,0+2,0+2,0+3,5		1,43	1,43	1,43	2,51	2,18	6,80	8,16	0,50	2,13	2,90	3,19	B	1065
2,0+2,0+2,0+5,0		1,24	1,24	1,24	3,08	2,43	6,80	8,68	0,51	2,00	3,09	3,40	A	1000
2,0+2,0+2,5+2,5		1,51	1,51	1,89	1,89	2,18	6,80	7,94	0,50	2,13	2,73	3,19	B	1065
2,0+2,0+2,5+3,5		1,36	1,36	1,70	2,38	2,31	6,80	8,30	0,51	2,13	3,01	3,19	B	1065
2,0+2,0+3,5+3,5		1,24	1,24	2,16	2,16	2,44	6,80	8,57	0,51	2,13	3,25	3,19	B	1065
2,0+2,5+2,5+2,5		1,43	1,79	1,79	1,79	2,18	6,80	8,16	0,50	2,13	2,90	3,19	B	1065
2,0+2,5+2,5+3,5		1,30	1,62	1,62	2,26	2,31	6,80	8,44	0,51	2,13	3,14	3,19	B	1065
2,5+2,5+2,5+2,5		1,70	1,70	1,70	1,70	2,29	6,80	8,33	0,51	2,13	3,07	3,19	B	1065
2,5+2,5+2,5+3,5		1,55	1,55	1,55	2,15	2,42	6,80	8,67	0,51	2,13	3,37	3,19	B	1065

LÄMMITYKSEN

ULKOYKSIKKÖ	SISÄ- YKSIKÖT	LÄMMITYSKAPASITEETTI (kW)				KOKONAISKAPASITEETTI (kW)			VIRRANSYÖTTÖ LÄMMITYKSEN (kW)			COP	ENERGIA MERKINTÄ
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.		
4MXS68E2V1B	2,0	2,72	---	---	---	1,19	2,72	3,87	0,38	0,84	1,30	3,24	C
	2,5	3,40	---	---	---	1,19	3,40	4,06	0,38	1,15	1,41	2,96	D
	3,5	4,30	---	---	---	1,29	4,30	4,46	0,39	1,57	1,64	2,74	E
	5,0	---	---	7,20	---	1,61	7,20	8,02	0,42	2,50	2,80	2,88	D
	6,0	---	---	7,90	---	1,85	7,90	8,51	0,43	2,59	2,81	3,05	D
	2,0+2,0	3,25	3,25	---	---	1,61	6,50	7,58	0,41	1,93	2,31	3,37	C
	2,0+2,5	3,04	3,81	---	---	1,61	6,85	7,79	0,41	2,12	2,42	3,23	C
	2,0+3,5	2,71	4,74	---	---	1,75	7,45	8,29	0,42	2,36	2,71	3,16	D
	2,0+5,0	2,46	6,14	---	---	2,10	8,60	10,09	0,51	2,53	3,03	3,40	C
	2,0+6,0	2,15	6,45	---	---	2,36	8,60	10,28	0,54	2,38	2,99	3,61	A
	2,5+2,5	3,60	3,60	---	---	1,61	7,20	8,11	0,41	2,27	2,56	3,17	D
	2,5+3,5	3,29	4,61	---	---	1,85	7,90	8,61	0,44	2,63	2,88	3,00	D
	2,5+5,0	2,87	---	5,73	---	2,20	8,60	10,20	0,53	2,53	3,07	3,40	C
	2,5+6,0	2,53	---	6,07	---	2,46	8,60	10,39	0,57	2,38	3,04	3,61	A
	3,5+3,5	4,30	4,30	---	---	2,08	8,60	8,96	0,48	3,02	3,17	2,85	D
	3,5+5,0	3,54	---	5,06	---	2,40	8,60	10,40	0,57	2,52	3,17	3,41	B
	3,5+6,0	3,17	---	5,43	---	2,68	8,60	10,54	0,60	2,35	3,00	3,66	A
	5,0+5,0	---	---	4,30	4,30	2,80	8,60	10,59	0,67	2,32	2,91	3,71	A
	5,0+6,0	---	---	3,91	4,69	3,04	8,60	10,64	0,69	2,23	2,83	3,86	A
	4MXS68E2V1B	2,0+2,0+2,0	2,63	2,63	2,63	---	1,89	7,89	9,97	0,46	2,12	2,79	3,72
2,0+2,0+2,5		2,54	2,54	3,17	---	2,00	8,25	10,09	0,48	2,24	2,84	3,68	A
2,0+2,0+3,5		2,29	2,29	4,02	---	2,23	8,60	10,17	0,51	2,37	2,89	3,63	A
2,0+2,0+5,0		1,91	1,91	4,78	---	2,57	8,60	10,35	0,61	2,25	2,72	3,82	A
2,0+2,0+6,0		1,72	1,72	5,16	---	2,78	8,60	10,52	0,62	2,15	2,68	4,00	A
2,0+2,5+2,5		2,46	3,07	3,07	---	2,10	8,60	10,09	0,49	2,36	2,84	3,64	A
2,0+2,5+3,5		2,15	2,69	3,76	---	2,32	8,60	10,17	0,53	2,37	2,89	3,63	A
2,0+2,5+5,0		1,81	2,26	4,53	---	2,66	8,60	10,59	0,63	2,25	2,81	3,82	A
2,0+2,5+6,0		1,64	2,05	4,91	---	2,89	8,60	10,64	0,64	2,15	2,72	4,00	A
2,0+3,5+3,5		1,92	3,34	3,34	---	2,58	8,60	10,31	0,59	2,37	2,93	3,63	A
2,0+3,5+5,0		1,64	2,87	4,09	---	2,93	8,60	10,64	0,67	2,25	2,85	3,82	A
2,5+2,5+2,5		2,86	2,86	2,86	---	2,20	8,80	10,20	0,51	2,36	2,89	3,73	A

JÄÄHDYTYKSEN

ULKOYKSIKKÖ	SISÄYKSIKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (KW)				KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYKSEN (kW)			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)	
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.				
4MXS80E7V3B	3,5+5,0+5,0	2,08	2,96	2,96	---	3,16	8,00	9,58	0,65	2,38	3,48	3,36	A	1190	
	3,5+5,0+6,0	1,93	2,76	3,31	---	3,30	8,00	9,60	0,68	2,32	3,49	3,45	A	1160	
	2,0+2,0+2,0+2,0	1,83	1,83	1,83	1,83	2,41	7,32	7,90	0,52	2,11	2,46	3,47	A	1055	
	2,0+2,0+2,0+2,5	1,75	1,75	1,75	2,17	2,48	7,42	8,16	0,55	2,17	2,59	3,42	A	1085	
	2,0+2,0+2,0+3,5	1,61	1,61	1,61	2,82	2,61	7,65	8,62	0,55	2,29	2,91	3,34	A	1145	
	2,0+2,0+2,0+5,0	1,45	1,45	1,45	3,65	2,82	8,00	9,15	0,59	2,38	3,12	3,36	A	1190	
	2,0+2,0+2,0+6,0	1,33	1,33	1,33	4,01	2,96	8,00	9,39	0,62	2,32	3,34	3,45	A	1160	
	2,0+2,0+2,0+7,1	1,22	1,22	1,22	4,34	3,11	8,00	9,55	0,65	2,26	3,42	3,54	A	1130	
	2,0+2,0+2,5+2,5	1,68	1,68	2,09	2,09	2,55	7,54	8,40	0,55	2,23	2,78	3,38	A	1115	
	2,0+2,0+2,5+3,5	1,55	1,55	1,94	2,73	2,68	7,77	8,82	0,58	2,53	3,25	3,07	B	1265	
	2,0+2,0+2,5+5,0	1,39	1,39	1,74	3,48	2,89	8,00	9,28	0,59	2,38	3,26	3,36	A	1190	
	2,0+2,0+2,5+6,0	1,28	1,28	1,60	3,84	3,03	8,00	9,47	0,62	2,32	3,34	3,45	A	1160	
	2,0+2,0+2,5+7,1	1,18	1,18	1,47	4,17	3,18	8,00	9,59	0,65	2,26	3,50	3,54	A	1130	
	2,0+2,0+3,5+3,5	1,45	1,45	2,55	2,55	2,82	8,00	8,86	0,61	2,65	3,25	3,02	B	1325	
	2,0+2,0+3,5+5,0	1,28	1,28	2,24	3,20	3,03	8,00	9,47	0,62	2,38	3,41	3,36	A	1190	
	2,0+2,0+3,5+6,0	1,19	1,19	2,07	3,55	3,16	8,00	9,58	0,65	2,32	3,49	3,45	A	1160	
	2,0+2,0+5,0+5,0	1,14	1,14	2,86	2,86	3,23	8,00	9,60	0,65	2,15	3,11	3,72	A	1075	
	2,0+2,5+2,5+2,5	1,62	2,01	2,01	2,01	2,61	7,65	8,62	0,55	2,29	2,91	3,34	A	1145	
	2,0+2,5+2,5+3,5	1,50	1,88	1,88	2,62	2,75	7,88	8,86	0,58	2,59	3,25	3,04	B	1295	
	2,0+2,5+2,5+5,0	1,33	1,67	1,67	3,33	2,96	8,00	9,39	0,62	2,38	3,34	3,36	A	1190	
	2,0+2,5+2,5+6,0	1,23	1,54	1,54	3,69	3,09	8,00	9,54	0,65	2,35	3,42	3,40	A	1175	
	2,0+2,5+2,5+7,1	1,13	1,42	1,42	4,03	3,25	8,00	9,60	0,65	2,32	3,50	3,45	A	1160	
	2,0+2,5+3,5+3,5	1,40	1,74	2,43	2,43	2,89	8,00	9,09	0,61	2,65	3,40	3,02	B	1325	
	2,0+2,5+3,5+5,0	1,23	1,54	2,15	3,08	3,09	8,00	9,54	0,65	2,38	3,49	3,36	A	1190	
	2,0+2,5+3,5+6,0	1,14	1,43	2,00	3,43	3,23	8,00	9,60	0,65	2,32	3,49	3,45	A	1160	
	2,0+2,5+5,0+5,0	1,10	1,38	2,76	2,76	3,30	8,00	9,60	0,65	2,11	3,11	3,79	A	1055	
	4MXS80E7V3B	2,0+3,5+3,5+3,5	1,28	2,24	2,24	2,24	3,03	8,00	9,23	0,65	2,65	3,40	3,02	B	1325
		2,0+3,5+3,5+5,0	1,14	2,00	2,00	2,86	3,23	8,00	9,60	0,65	2,38	3,49	3,36	A	1190
		2,5+2,5+2,5+2,5	1,94	1,94	1,94	1,94	2,68	7,76	8,82	0,58	2,53	3,25	3,07	B	1265
		2,5+2,5+2,5+3,5	1,82	1,82	1,82	2,54	2,82	8,00	8,92	0,61	2,65	3,25	3,02	B	1325
		2,5+2,5+2,5+5,0	1,60	1,60	1,60	3,20	3,03	8,00	9,47	0,62	2,38	3,41	3,36	A	1190
		2,5+2,5+2,5+6,0	1,48	1,48	1,48	3,56	3,16	8,00	9,58	0,65	2,32	3,49	3,45	A	1160
		2,5+2,5+3,5+3,5	1,67	1,67	2,33	2,33	2,96	8,00	9,04	0,61	2,65	3,40	3,02	B	1325
2,5+2,5+3,5+5,0		1,48	1,48	2,07	2,97	3,16	8,00	9,58	0,65	2,38	3,49	3,36	A	1190	
2,5+2,5+3,5+6,0		1,38	1,38	1,93	3,31	3,30	8,00	9,60	0,68	2,32	3,49	3,45	A	1160	
2,5+3,5+3,5+3,5		1,55	2,15	2,15	2,15	3,09	8,00	9,34	0,65	2,65	3,40	3,02	B	1325	
2,5+3,5+3,5+5,0		1,38	1,93	1,93	2,76	3,30	8,00	9,60	0,68	2,38	3,49	3,36	A	1190	
3,5+3,5+3,5+3,5		2,00	2,00	2,00	2,00	3,23	8,00	9,05	0,68	2,65	3,40	3,02	B	1325	

LÄMMITYKSEN

ULKOYKSIKKÖ	SISÄYKSIKÖT	LÄMMITYSKAPASITEETTI (KW)				KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ LÄMMITYKSEN (kW)			COP	ENERGIA MERKINTÄ	
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.			
4MXS80E7V3B	2,0	2,44	---	---	---	1,31	2,44	4,10	0,33	0,71	1,29	3,44	B	
	2,5	3,05	---	---	---	1,36	3,05	4,55	0,35	0,93	1,39	3,28	C	
	3,5	4,27	---	---	---	1,48	4,27	4,94	0,36	1,51	1,79	2,83	D	
	5,0	6,09	---	---	---	1,90	6,09	6,92	0,44	1,83	2,23	3,33	C	
	6,0	7,31	---	---	---	2,19	7,31	7,92	0,58	2,32	2,63	3,15	D	
	7,1	8,65	---	---	---	2,50	8,65	8,70	0,62	2,94	2,97	2,94	D	
	2,0+2,0	2,44	2,44	---	---	1,62	4,88	6,55	0,36	1,24	1,85	3,94	A	
	2,0+2,5	2,44	3,05	---	---	1,76	5,49	6,85	0,40	1,43	1,93	3,84	A	
	2,0+3,5	2,44	4,26	---	---	2,05	6,70	7,35	0,46	1,97	2,26	3,40	B	
	2,0+5,0	2,44	6,09	---	---	2,47	8,53	8,53	0,56	2,40	2,40	3,55	B	
	2,0+6,0	2,32	6,95	---	---	2,74	9,27	9,35	0,60	2,59	2,64	3,58	B	
	2,0+7,1	2,11	7,49	---	---	3,04	9,60	10,02	0,64	2,63	2,84	3,65	A	
	2,5+2,5	3,04	3,04	---	---	1,90	6,08	6,92	0,44	1,79	2,17	3,40	C	
	2,5+3,5	3,05	4,26	---	---	2,19	7,31	8,24	0,58	2,26	2,67	3,23	C	
	2,5+5,0	2,98	5,95	---	---	2,61	8,93	9,14	0,58	2,55	2,66	3,50	B	
	2,5+6,0	2,82	6,78	---	---	2,88	9,60	9,77	0,62	2,81	2,94	3,42	B	
	2,5+7,1	2,50	7,10	---	---	3,17	9,60	10,02	0,67	2,66	2,88	3,61	A	
	3,5+3,5	4,26	4,26	---	---	2,47	8,52	8,87	0,63	2,87	3,11	2,97	D	
	3,5+5,0	3,95	5,65	---	---	2,88	9,60	9,74	0,63	2,81	2,87	3,42	B	
	3,5+6,0	3,54	6,06	---	---	3,15	9,60	10,00	0,65	2,64	2,85	3,64	A	
	3,5+7,1	3,17	6,43	---	---	3,45	9,60	10,03	0,72	2,58	2,78	3,72	A	
	5,0+5,0	4,80	4,80	---	---	3,28	9,60	10,27	0,63	2,44	2,76	3,93	A	
	5,0+6,0	4,36	5,24	---	---	3,55	9,60	10,31	0,67	2,43	2,74	3,95	A	
	5,0+7,1	3,97	5,63	---	---	3,85	9,60	10,34	0,71	2,42	2,73	3,97	A	
	6,0+6,0	4,80	4,80	---	---	3,82	9,60	10,35	0,71	2,46	2,78	3,90	A	
	6,0+7,1	4,40	5,20	---	---	4,12	9,60	10,38	0,76	2,45	2,77	3,92	A	
	4MXS80E7V3B	7,1+7,1	4,80	4,80	---	---	4,42	9,60	10,41	0,83	2,39	2,70	4,02	A
		2,0+2,0+2,0	2,43	2,43	2,43	---	2,19	7,29	8,05	0,51	1,87	2,17	3,90	A
		2,0+2,0+2,5	2,44	2,44	3,04	---	2,33	7,92	8,64	0,53	2,08	2,36	3,81	A
		2,0+2,0+3,5	2,38	2,38	4,17	---	2,61	8,93	9,37	0,58	2,43	2,64	3,67	A
		2,0+2,0+5,0	2,13	2,13	5,34	---	3,01	9,60	10,32	0,58	2,42	2,74	3,97	A
		2,0+2,0+6,0	1,92	1,92	5,76	---	3,28	9,60	10,35	0,61	2,41	2,72	3,98	A
		2,0+2,0+7,1	1,73	1,73	6,14	---	3,58	9,60	10,39	0,66	2,40	2,71	4,00	A
2,0+2,5+2,5		2,43	3,05	3,05	---	2,47	8,53	8,64	0,56	2,29	2,34	3,72	A	
2,0+2,5+3,5		2,31	2,90	4,06	---	2,74	9,27	9,37	0,60	2,56	2,61	3,62	A	
2,0+2,5+5,0		2,02	2,53	5,05	---	3,15	9,60	10,32	0,60	2,42	2,74	3,97	A	
2,0+2,5+6,0		1,82	2,29	5,49	---	3,42	9,60	10,35	0,64	2,41	2,72	3,98	A	
2,0+2,5+7,1		1,65	2,07	5,88	---	3,72	9,60	10,39	0,68	2,40	2,71	4,00	A	
2,0+3,5+3,5		2,14	3,73	3,73	---	3,01	9,60	10,01	0,62	2,58	2,79	3,72	A	
2,0+3,5+5,0		1,83	3,20	4,57	---	3,42	9,60	10,32	0,64	2,42	2,74	3,97	A	
2,0+3,5+6,0		1,67	2,92	5,01	---	3,69	9,60	10,36	0,68	2,41	2,72	3,98	A	
2,0+3,5+7,1	1,52	2,67	5,41	---	3,99	9,60	10,39	0,73	2,40	2,71	4,00	A		

LÄMMITYS

ULKOYKSIKKÖ	SISÄ- YKSIKÖT	LÄMMITYSKAPASITEETTI (KW)				KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ LÄMMITYS (KW)			COP	ENERGIA MERKINTÄ	
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.			
4MXS80E7V3B	2,0+5,0+5,0	1,60	4,00	4,00	---	3,82	9,60	10,64	0,64	2,26	2,67	4,25	A	
	2,0+5,0+6,0	1,48	3,69	4,43	---	4,09	9,60	10,67	0,70	2,25	2,66	4,27	A	
	2,0+5,0+7,1	1,37	3,40	4,83	---	4,39	9,60	10,71	0,74	2,24	2,64	4,29	A	
	2,0+6,0+6,0	1,38	4,11	4,11	---	4,36	9,60	10,71	0,74	2,23	2,64	4,30	A	
	2,5+2,5+2,5	2,97	2,97	2,97	---	2,61	8,91	9,55	0,58	2,48	2,74	3,59	B	
	2,5+2,5+3,5	2,82	2,82	3,96	---	2,88	9,60	9,78	0,62	2,69	2,79	3,57	B	
	2,5+2,5+5,0	2,40	2,40	4,80	---	3,28	9,60	10,32	0,62	2,42	2,74	3,97	A	
	2,5+2,5+6,0	2,18	2,18	5,24	---	3,55	9,60	10,35	0,66	2,41	2,72	3,98	A	
	2,5+2,5+7,1	1,98	1,98	5,64	---	3,85	9,60	10,39	0,70	2,40	2,71	4,00	A	
	2,5+3,5+3,5	2,52	3,54	3,54	---	3,15	9,60	10,01	0,64	2,58	2,79	3,72	A	
	2,5+3,5+5,0	2,19	3,05	4,36	---	3,55	9,60	10,32	0,67	2,42	2,74	3,97	A	
	2,5+3,5+6,0	2,00	2,80	4,80	---	3,82	9,60	10,36	0,71	2,41	2,72	3,98	A	
	2,5+3,5+7,1	1,84	2,56	5,20	---	4,12	9,60	10,39	0,75	2,40	2,71	4,00	A	
	2,5+5,0+5,0	1,92	3,84	3,84	---	3,96	9,60	10,64	0,68	2,26	2,67	4,25	A	
	2,5+5,0+6,0	1,77	3,56	4,27	---	4,23	9,60	10,67	0,73	2,25	2,66	4,27	A	
	2,5+6,0+6,0	1,66	3,97	3,97	---	4,50	9,60	10,71	0,77	2,23	2,64	4,30	A	
	3,5+3,5+3,5	3,20	3,20	3,20	---	3,42	9,60	10,02	0,69	2,58	2,79	3,72	A	
	3,5+3,5+5,0	2,80	2,80	4,00	---	3,82	9,60	10,33	0,71	2,42	2,73	3,97	A	
	3,5+3,5+6,0	2,58	2,58	4,44	---	4,09	9,60	10,37	0,76	2,40	2,72	4,00	A	
	3,5+3,5+7,1	2,38	2,38	4,84	---	4,39	9,60	10,40	0,80	2,39	2,71	4,02	A	
	3,5+5,0+5,0	2,48	3,56	3,56	---	4,23	9,60	10,64	0,73	2,26	2,67	4,25	A	
	3,5+5,0+6,0	2,32	3,31	3,97	---	4,50	9,60	10,68	0,78	2,25	2,65	4,27	A	
	2,0+2,0+2,0+2,0	2,32	2,32	2,32	2,32	2,74	9,28	9,45	0,51	2,41	2,51	3,85	A	
	2,0+2,0+2,0+2,5	2,26	2,26	2,26	2,82	2,88	9,60	9,60	0,55	2,51	2,51	3,82	A	
	2,0+2,0+2,0+3,5	2,02	2,02	2,02	3,54	3,15	9,60	10,37	0,59	2,41	2,72	3,98	A	
	2,0+2,0+2,0+5,0	1,75	1,75	1,75	4,35	3,55	9,60	10,68	0,58	2,25	2,65	4,27	A	
	4MXS80E7V3B	2,0+2,0+2,0+6,0	1,60	1,60	1,60	4,80	3,82	9,60	10,72	0,62	2,23	2,64	4,30	A
		2,0+2,0+2,0+7,1	1,47	1,47	1,47	5,19	4,12	9,60	10,75	0,69	2,22	2,63	4,32	A
		2,0+2,0+2,5+2,5	2,13	2,13	2,67	2,67	3,01	9,60	10,36	0,57	2,41	2,72	3,98	A
		2,0+2,0+2,5+3,5	1,92	1,92	2,40	3,36	3,28	9,60	10,37	0,61	2,41	2,72	3,98	A
		2,0+2,0+2,5+5,0	1,67	1,67	2,09	4,17	3,69	9,60	10,68	0,61	2,25	2,65	4,27	A
		2,0+2,0+2,5+6,0	1,54	1,54	1,92	4,60	3,96	9,60	10,72	0,64	2,23	2,64	4,30	A
		2,0+2,0+2,5+7,1	1,41	1,41	1,76	5,02	4,26	9,60	10,75	0,71	2,22	2,63	4,32	A
2,0+2,0+3,5+3,5		1,75	1,75	3,05	3,05	3,55	9,60	10,38	0,66	2,40	2,72	4,00	A	
2,0+2,0+3,5+5,0		1,54	1,54	2,69	3,83	3,96	9,60	10,69	0,67	2,24	2,65	4,29	A	
2,0+2,0+3,5+6,0		1,42	1,42	2,49	4,27	4,23	9,60	10,73	0,72	2,23	2,64	4,30	A	
2,0+2,0+5,0+5,0		1,37	1,37	3,43	3,43	4,36	9,60	11,00	0,66	2,09	2,59	4,59	A	
2,0+2,5+2,5+2,5		2,01	2,53	2,53	2,53	3,15	9,60	10,36	0,59	2,41	2,72	3,98	A	
2,0+2,5+2,5+3,5		1,82	2,29	2,29	3,20	3,42	9,60	10,37	0,64	2,41	2,72	3,98	A	
2,0+2,5+2,5+5,0		1,60	2,00	2,00	4,00	3,82	9,60	10,68	0,63	2,25	2,65	4,27	A	
2,0+2,5+2,5+6,0		1,47	1,85	1,85	4,43	4,09	9,60	10,72	0,69	2,23	2,64	4,30	A	
2,0+2,5+2,5+7,1		1,37	1,70	1,70	4,83	4,39	9,60	10,75	0,74	2,22	2,63	4,32	A	
2,0+2,5+3,5+3,5		1,67	2,09	2,92	2,92	3,69	9,60	10,38	0,68	2,40	2,72	4,00	A	
4MXS80E7V3B		2,0+2,5+3,5+5,0	1,48	1,85	2,58	3,69	4,09	9,60	10,69	0,70	2,24	2,65	4,29	A
		2,0+2,5+3,5+6,0	1,38	1,71	2,40	4,11	4,36	9,60	10,73	0,74	2,23	2,64	4,30	A
		2,0+2,5+5,0+5,0	1,32	1,66	3,31	3,31	4,50	9,60	11,00	0,71	2,09	2,59	4,59	A
		2,0+3,5+3,5+3,5	1,53	2,69	2,69	2,69	3,96	9,60	10,38	0,73	2,40	2,71	4,00	A
	2,0+3,5+3,5+5,0	1,37	2,40	2,40	3,43	4,36	9,60	10,70	0,75	2,24	2,65	4,29	A	
	2,5+2,5+2,5+2,5	2,40	2,40	2,40	2,40	3,28	9,60	10,36	0,61	2,41	2,72	3,98	A	
	2,5+2,5+2,5+3,5	2,18	2,18	2,18	3,06	3,55	9,60	10,37	0,66	2,41	2,72	3,98	A	
	2,5+2,5+2,5+5,0	1,92	1,92	1,92	3,84	3,96	9,60	10,68	0,68	2,25	2,65	4,27	A	
	2,5+2,5+2,5+6,0	1,78	1,78	1,78	4,26	4,23	9,60	10,72	0,72	2,23	2,64	4,30	A	
	2,5+2,5+3,5+3,5	2,00	2,00	2,80	2,80	3,82	9,60	10,38	0,71	2,40	2,72	4,00	A	
	2,5+2,5+3,5+5,0	1,78	1,78	2,49	3,55	4,23	9,60	10,69	0,72	2,24	2,65	4,29	A	
	2,5+2,5+3,5+6,0	1,66	1,66	2,32	3,96	4,50	9,60	10,73	0,77	2,23	2,64	4,30	A	
	2,5+3,5+3,5+3,5	1,86	2,58	2,58	2,58	4,09	9,60	10,38	0,76	2,40	2,71	4,00	A	
2,5+3,5+3,5+5,0	1,65	2,32	2,32	3,31	4,50	9,60	10,70	0,77	2,24	2,65	4,29	A		
2,5+3,5+3,5+6,0	2,40	2,40	2,40	2,40	4,36	9,60	10,39	0,81	2,40	2,71	4,00	A		

Litettyä 2,0, 2,5 ja 3,5 luokkaan: seinäasenteinen D-tyyppi / 5,0, 6,0, 7,1 luokkaan: seinäasenteinen E-tyyppi

JÄÄHDYTYS

ULKOYKSIKKÖ	SISÄ- YKSIKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (KW)				KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYS (KW)			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.			
4MXS80E7V3B	2,0	2,00	---	---	---	1,62	2,00	2,96	0,42	0,60	0,86	3,33	A	300
	2,5	2,50	---	---	---	1,66	2,50	3,43	0,46	0,77	1,06	3,25	A	385
	3,5	3,50	---	---	---	1,70	3,50	4,80	0,48	1,18	1,61	2,97	C	590
	5,0	5,00	---	---	---	1,84	5,00	5,92	0,43	1,54	1,92	3,25	A	770
	6,0	6,00	---	---	---	1,92	6,00	6,55	0,42	2,01	2,20	2,99	C	1005
	7,1	7,10	---	---	---	2,03	7,10	7,22	0,43	2,69	2,76	2,64	D	1345
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,76	4,00	5,30	0,44	1,15	1,64	3,48	A	575
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	1,80	4,50	5,73	0,44	1,35	1,86	3,33	A	675
	2,0+3,5	2,00	3,50	---	---	1,88	5,50	6,31	0,45	1,88	2,21	2,93	C	940
	2,0+5,0	2,00	5,00	---	---	2,02	7,00	7,16	0,48	2,37	2,45	2,95	C	1185
	2,0+6,0	1,83	5,48	---	---	2,12	7,31	7,64	0,48	2,52	2,66	2,90	C	1260
	2,0+7,1	1,66	5,90	---	---	2,24	7,56	7,90	0,48	2,65	2,79	2,85	C	1325
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	1,84	5,00	6,12	0,44	1,61	2,09	3,11	B	805
	2,5+3,5	2,50	3,50	---	---	1,92	6,00	6,60	0,44	2,16	2,42	2,78	D	1080
	2,5+5,0	2,40	4,79	---	---	2,07	7,19	7,42	0,48	2,50	2,62	2,88	C	1250
	2,5+6,0	2,18	5,24	---	---	2,17	7,42	7,76	0,48	2,62	2,76	2,83	C	1310
	2,5+7,1	2,00	5,68	---	---	2,29	7,68	8,12	0,47	2,74	2,97	2,80	C	1370
	3,5+3,5	3,50	3,50	---	---	2,02	7,00	7,18	0,44	2,72	2,92	2,57	E	1360
	3,5+5,0	3,06	4,36	---	---	2,17	7,42	7,71	0,48	2,63	2,78	2,82	C	1315
	3,5+6,0	2,82	4,83	---	---	2,28	7,65	8,07	0,48	2,80	2,99	2,73	D	1400
	3,5+7,1	2,61	5,30	---	---	2,41	7,91	8,31	0,48	2,98	3,30	2,65	D	1490

LÄMMITYS

ULKOYKSIKKÖ	SISÄ- YKSIKÖT	LÄMMITYSKAPASITEETTI (KW)				KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ LÄMMITYS (KW)			COP	ENERGIA MERKINTÄ	
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.			
4MXS80E7V3B	2,0	2,44	---	---	---	1,31	2,44	4,10	0,33	0,72	1,30	3,39	C	
	2,5	3,05	---	---	---	1,36	3,05	4,55	0,35	0,94	1,42	3,24	C	
	3,5	4,27	---	---	---	1,48	4,27	4,94	0,38	1,52	1,79	2,81	D	
	5,0	6,09	---	---	---	1,90	6,09	6,92	0,44	1,83	2,23	3,33	C	
	6,0	7,31	---	---	---	2,19	7,31	7,92	0,58	2,32	2,63	3,15	D	
	7,1	8,65	---	---	---	2,50	8,65	8,70	0,62	2,94	2,97	2,94	D	
	2,0+2,0	2,44	2,44	---	---	1,62	4,88	6,55	0,36	1,26	1,87	3,87	A	
	2,0+2,5	2,44	3,05	---	---	1,76	5,49	6,85	0,40	1,44	1,95	3,81	A	
	2,0+3,5	2,44	4,26	---	---	2,05	6,70	7,35	0,46	1,99	2,28	3,37	C	
	2,0+5,0	2,44	6,09	---	---	2,47	8,53	8,51	0,57	2,41	2,41	3,54	B	
	2,0+6,0	2,32	6,95	---	---	2,74	9,27	9,33	0,61	2,60	2,65	3,57	B	
	2,0+7,1	2,11	7,49	---	---	3,04	9,60	9,99	0,65	2,64	2,85	3,64	A	
	2,5+2,5	3,04	3,04	---	---	1,90	6,08	6,91	0,44	1,81	2,19	3,36	C	
	2,5+3,5	3,05	4,26	---	---	2,19	7,31	8,22	0,59	2,28	2,69	3,21	C	
	2,5+5,0	2,98	5,95	---	---	2,61	8,93	9,12	0,59	2,56	2,67	3,49	B	
	2,5+6,0	2,82	6,78	---	---	2,88	9,60	9,74	0,63	2,88	2,95	3,33	C	
	2,5+7,1	2,50	7,10	---	---	3,17	9,60	9,99	0,67	2,68	2,89	3,58	B	
	3,5+3,5	4,26	4,26	---	---	2,47	8,52	8,84	0,63	2,95	3,07	2,89	D	
	3,5+5,0	3,95	5,65	---	---	2,88	9,60	9,72	0,63	2,82	2,88	3,40	B	
	3,5+6,0	3,54	6,06	---	---	3,15	9,60	9,97	0,68	2,70	2,86	3,56	B	
	3,5+7,1	3,17	6,43	---	---	3,45	9,60	10,00	0,72	2,59	2,79	3,71	A	
	5,0+5,0	4,80	4,80	---	---	3,28	9,60	10,27	0,63	2,44	2,76	3,93	A	
	5,0+6,0	4,36	5,24	---	---	3,55	9,60	10,31	0,67	2,43	2,74	3,95	A	
	5,0+7,1	3,97	5,63	---	---	3,85	9,60	10,34	0,71	2,42	2,73	3,97	A	
	6,0+6,0	4,80	4,80	---	---	3,82	9,60	10,35	0,71	2,46	2,78	3,90	A	
	6,0+7,1	4,40	5,20	---	---	4,12	9,60	10,38	0,76	2,45	2,77	3,92	A	
	4MXS80E7V3B	7,1+7,1	4,80	4,80	---	---	4,42	9,60	10,41	0,83	2,39	2,70	4,02	A
		2,0+2,0+2,0	2,43	2,43	2,43	---	2,19	7,29	8,02	0,52	1,90	2,16	3,84	A
		2,0+2,0+2,5	2,44	2,44	3,04	---	2,33	7,92	8,59	0,55	2,11	2,40	3,75	A
		2,0+2,0+3,5	2,38	2,38	4,17	---	2,61	8,93	9,30	0,59	2,52	2,67	3,54	B
		2,0+2,0+5,0	2,13	2,13	5,34	---	3,01	9,60	10,25	0,59	2,45	2,76	3,92	A
		2,0+2,0+6,0	1,92	1,92	5,76	---	3,28	9,60	10,29	0,62	2,43	2,75	3,95	A
		2,0+2,0+7,1	1,73	1,73	6,14	---	3,58	9,60	10,32	0,67	2,42	2,74	3,97	A
		2,0+2,5+2,5	2,43	3,05	3,05	---	2,47	8,53	8,59	0,57	2,32	2,37	3,68	A
		2,0+2,5+3,5	2,31	2,90	4,06	---	2,74	9,27	9,30	0,61	2,59	2,64	3,58	B
		2,0+2,5+5,0	2,02	2,53	5,05	---	3,15	9,60	10,25	0,61	2,45	2,76	3,92	A
		2,0+2,5+6,0	1,82	2,29	5,49	---	3,42	9,60	10,29	0,65	2,43	2,75	3,95	A
2,0+2,5+7,1		1,65	2,07	5,88	---	3,72	9,60	10,32	0,69	2,42	2,74	3,97	A	
2,0+3,5+3,5		2,14	3,73	3,73	---	3,01	9,60	9,92	0,66	2,67	2,82	3,60	B	
2,0+3,5+5,0		1,83	3,20	4,57	---	3,42	9,60	10,26	0,65	2,44	2,76	3,93	A	
2,0+3,5+6,0		1,67	2,92	5,01	---	3,69	9,60	10,30	0,69	2,43	2,74	3,95	A	
2,0+3,5+7,1		1,52	2,67	5,41	---	3,99	9,60	10,33	0,74	2,42	2,73	3,97	A	
2,0+5,0+5,0		1,60	4,00	4,00	---	3,82	9,60	10,60	0,64	2,27	2,68	4,23	A	
2,0+5,0+6,0		1,48	3,69	4,43	---	4,09	9,60	10,64	0,71	2,26	2,67	4,25	A	
2,0+5,0+7,1		1,37	3,40	4,83	---	4,39	9,60	10,68	0,75	2,25	2,66	4,27	A	
2,0+6,0+6,0		1,38	4,11	4,11	---	4,36	9,60	10,68	0,75	2,25	2,65	4,27	A	
2,5+2,5+2,5		2,97	2,97	2,97	---	2,61	8,91	9,48	0,59	2,51	2,78	3,55	B	
2,5+2,5+3,5		2,82	2,82	3,96	---	2,88	9,60	9,71	0,64	2,77	2,83	3,47	B	
2,5+2,5+5,0		2,40	2,40	4,80	---	3,28	9,60	10,25	0,63	2,45	2,76	3,92	A	
2,5+2,5+6,0		2,18	2,18	5,24	---	3,55	9,60	10,29	0,67	2,43	2,75	3,95	A	
2,5+2,5+7,1		1,98	1,98	5,64	---	3,85	9,60	10,32	0,72	2,42	2,74	3,97	A	
2,5+3,5+3,5		2,52	3,54	3,54	---	3,15	9,60	9,92	0,68	2,67	2,82	3,60	B	
2,5+3,5+5,0		2,19	3,05	4,36	---	3,55	9,60	10,26	0,68	2,44	2,76	3,93	A	
2,5+3,5+6,0		2,00	2,80	4,80	---	3,82	9,60	10,30	0,72	2,43	2,74	3,95	A	
2,5+3,5+7,1		1,84	2,56	5,20	---	4,12	9,60	10,33	0,76	2,42	2,73	3,97	A	
2,5+5,0+5,0		1,92	3,84	3,84	---	3,96	9,60	10,60	0,69	2,27	2,68	4,23	A	
2,5+5,0+6,0		1,77	3,56	4,27	---	4,23	9,60	10,64	0,73	2,26	2,67	4,25	A	
2,5+6,0+6,0		1,66	3,97	3,97	---	4,50	9,60	10,68	0,78	2,25	2,65	4,27	A	
4MXS80E7V3B		3,5+3,5+3,5	3,20	3,20	3,20	---	3,42	9,60	9,93	0,73	2,66	2,82	3,61	A
		3,5+3,5+5,0	2,80	2,80	4,00	---	3,82	9,60	10,27	0,72	2,44	2,75	3,93	A
		3,5+3,5+6,0	2,58	2,58	4,44	---	4,09	9,60	10,31	0,77	2,43	2,74	3,95	A
		3,5+3,5+7,1	2,38	2,38	4,84	---	4,39	9,60	10,34	0,82	2,41	2,73	3,98	A
		3,5+5,0+5,0	2,48	3,56	3,56	---	4,23	9,60	10,62	0,74	2,27	2,68	4,23	A
	3,5+5,0+6,0	2,32	3,31	3,97	---	4,50	9,60	10,65	0,78	2,26	2,66	4,25	A	
	2,0+2,0+2,0+2,0	2,32	2,32	2,32	2,32	2,74	9,28	9,36	0,54	2,50	2,55	3,71	A	
	2,0+2,0+2,0+2,5	2,26	2,26	2,26	2,82	2,88	9,60	9,60	0,57	2,60	2,60	3,69	A	
	2,0+2,0+2,0+3,5	2,02	2,02	2,02	3,54	3,15	9,60	10,25	0,61	2,45	2,76	3,92	A	
	2,0+2,0+2,0+5,0	1,75	1,75	1,75	4,35	3,55	9,60	10,59	0,60	2,28	2,69	4,21	A	
	2,0+2,0+2,0+6,0	1,60	1,60	1,60	4,80	3,82	9,60	10,63	0,64	2,27	2,67	4,23	A	
	2,0+2,0+2,0+7,1	1,47	1,47	1,47	5,19	4,12	9,60	10,66	0,70	2,25	2,66	4,27	A	
	2,0+2,0+2,5+2,5	2,13	2,13	2,67	2,67	3,01	9,60	10,24	0,59	2,45	2,77	3,92	A	
	2,0+2,0+2,5+3,5	1,92	1,92	2,40	3,36	3,28	9,60	10,25	0,63	2,45	2,76	3,92	A	
	2,0+2,0+2,5+5,0	1,67	1,67	2,09	4,17	3,69	9,60	10,59	0,62	2,28	2,69	4,21	A	
	2,0+2,0+2,5+6,0	1,54	1,54	1,92	4,60	3,96	9,60	10,63	0,69	2,27	2,67	4,23	A	
	2,0+2,0+2,5+7,1	1,41	1,41	1,76	5,02	4,26	9,60	10,66	0,73	2,25	2,66	4,27	A	
	2,0+2,0+3,5+3,5	1,75	1,75	3,05	3,55	3,55	9,60	10,26	0,68	2,44	2,76	3,93	A	
	2,0+2,0+3,5+5,0	1,54	1,54	2,69	3,83	3,96	9,60	10,60	0,69	2,28	2,69	4,21	A	
	2,0+2,0+3,5+6,0	1,42	1,42	2,49	4,27	4,23	9,60	10,64	0,73	2,26	2,67	4,25	A	
	2,0+2,0+5,0+5,0	1,37	1,37	3,43	3,43	4,36	9,60	10,94	0,70	2,11	2,61	4,55	A	
	2,0+2,5+2,5+2,5	2,01	2,53	2,53	2,53	3,15	9,60	10,24	0,61	2,45	2,77	3,92	A	
	2,0+2,5+2,5+3,5	1,82	2,29	2,29	3,20	3,42	9,60	10,25	0,66	2,45	2,76	3,92	A	
	2,0+2,5+2,5+5,0	1,60	2,00	2,00	4,00	3,82	9,60	10,59	0,67	2,28	2,69	4,21	A	
	2,0+2,5+2,5+6,0	1,47	1,85	1,85	4,43	4,09	9,60	10,63	0,71	2,27	2,67	4,23	A	
	2,0+2,5+2,5+7,1	1,37	1,70	1,70	4,83	4,39	9,60	10,66	0,75	2,25	2,66	4,27	A	
	2,0+2,5+3,5+3,5	1,67	2,09	2,92	2,92	3,69	9,60	10,26	0,70	2,44	2,76	3,93	A	
	2,0+2,5+3,5+5,0	1,48	1,85	2,58	3,69	4,09	9,60	10,60	0,72	2,28	2,69	4,21	A	
	2,0+2,5+3,5+6,0	1,38	1,71	2,40	4,11	4,36	9,60	10,64	0,76	2,26	2,67	4,25	A	

LÄMMITYS

ULKOYKSIKKÖ	SISÄ-YKSIKÖT	LÄMMITYSKAPASITEETTI (KW)				KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ LÄMMITYS (KW)			COP	ENERGIA MERKINTÄ
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.		
4MXS80E7V3B	2,0+2,5+5,0+5,0	1,32	1,66	3,31	3,31	4,50	9,60	10,94	0,72	2,11	2,61	4,55	A
	2,0+3,5+3,5+3,5	1,53	2,69	2,69	2,69	3,96	9,60	10,27	0,75	2,44	2,76	3,93	A
	2,0+3,5+3,5+5,0	1,37	2,40	2,40	3,43	4,36	9,60	10,61	0,76	2,27	2,68	4,23	A
	2,5+2,5+2,5+2,5	2,40	2,40	2,40	2,40	3,28	9,60	10,24	0,63	2,45	2,77	3,92	A
	2,5+2,5+2,5+3,5	2,18	2,18	2,18	3,06	3,55	9,60	10,25	0,68	2,45	2,76	3,92	A
	2,5+2,5+2,5+5,0	1,92	1,92	1,92	3,84	3,96	9,60	10,59	0,69	2,28	2,69	4,21	A
	2,5+2,5+2,5+6,0	1,78	1,78	1,78	4,26	4,23	9,60	10,63	0,73	2,27	2,67	4,23	A
	2,5+2,5+3,5+3,5	2,00	2,00	2,80	2,80	3,82	9,60	10,26	0,73	2,44	2,76	3,93	A
	2,5+2,5+3,5+5,0	1,78	1,78	2,49	3,55	4,23	9,60	10,60	0,74	2,28	2,69	4,21	A
	2,5+2,5+3,5+6,0	1,66	1,66	2,32	3,96	4,50	9,60	10,64	0,78	2,26	2,67	4,25	A
	2,5+3,5+3,5+3,5	1,86	2,58	2,58	2,58	4,09	9,60	10,27	0,78	2,44	2,76	3,93	A
	2,5+3,5+3,5+5,0	1,65	2,32	2,32	3,31	4,50	9,60	10,61	0,79	2,27	2,68	4,23	A
3,5+3,5+3,5+3,5	2,40	2,40	2,40	2,40	4,36	9,60	10,28	0,83	2,44	2,75	3,93	A	

Huom: Liitettyinä 2,0, 2,5 ja 3,5 luokkaan: seinäasenteinen C-tyyppi / 5,0, 6,0, 7,1 luokkaan : seinäasenteinen E-tyyppi

JÄÄHDYTYS

ULKOYKSIKKÖ	SISÄ-YKSIKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (KW)				KOKONAISKAPASITEETTI (kw)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYS (kw)			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)	
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.				
4MXS80E7V3B	2,0	2,00	---	---	---	1,80	2,00	2,99	0,45	0,61	1,10	3,28	A	305	
	2,5	2,50	---	---	---	1,87	2,50	3,52	0,49	0,78	1,33	3,21	A	390	
	3,5	3,50	---	---	---	1,91	3,50	4,80	0,49	1,19	1,82	2,94	C	595	
	5,0	5,00	---	---	---	2,07	5,00	5,82	0,49	1,82	2,08	2,75	D	910	
	6,0	6,00	---	---	---	2,17	6,00	6,60	0,50	1,98	2,38	3,03	B	990	
	7,1	7,10	---	---	---	2,28	7,10	7,37	0,50	2,69	2,88	2,64	D	1345	
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	1,97	4,00	5,30	0,50	1,23	1,67	3,25	A	615	
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	2,02	4,50	5,73	0,50	1,38	1,77	3,26	A	690	
	2,0+3,5	2,00	3,50	---	---	2,12	5,50	6,31	0,50	1,77	2,44	3,11	B	885	
	2,0+5,0	2,00	5,00	---	---	2,27	7,00	7,30	0,51	2,51	2,76	2,79	D	1255	
	2,0+6,0	1,83	5,48	---	---	2,41	7,31	7,90	0,55	2,48	2,87	2,95	C	1240	
	2,0+7,1	1,66	5,90	---	---	2,56	7,56	8,45	0,59	2,67	3,29	2,83	C	1335	
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	2,07	5,00	6,12	0,46	1,47	2,44	3,40	A	735	
	2,5+3,5	2,50	3,50	---	---	2,17	6,00	6,60	0,50	1,99	2,38	3,02	B	995	
	2,5+5,0	2,40	4,79	---	---	2,34	7,19	7,59	0,54	2,64	2,96	2,72	D	1320	
	2,5+6,0	2,18	5,24	---	---	2,48	7,42	8,16	0,59	2,60	3,07	2,85	C	1300	
	2,5+7,1	2,00	5,68	---	---	2,63	7,68	8,66	0,59	2,74	3,43	2,80	C	1370	
	3,5+3,5	3,50	3,50	---	---	2,27	7,00	7,30	0,50	2,63	2,88	2,66	D	1315	
	3,5+5,0	3,06	4,36	---	---	2,48	7,42	8,16	0,58	2,83	3,37	2,62	D	1415	
	3,5+6,0	2,82	4,83	---	---	2,61	7,65	8,62	0,59	2,74	4,11	2,79	D	1370	
	3,5+7,1	2,61	5,30	---	---	2,77	7,91	8,31	0,63	2,87	3,15	2,76	D	1435	
	5,0+5,0	3,88	3,88	---	---	2,68	7,76	8,66	0,62	2,98	3,62	2,60	D	1490	
	5,0+6,0	3,64	4,36	---	---	2,82	8,00	9,14	0,67	2,88	3,69	2,78	D	1440	
	5,0+7,1	3,31	4,69	---	---	2,97	8,00	9,35	0,67	2,82	3,85	2,84	C	1410	
	6,0+6,0	4,00	4,00	---	---	2,96	8,00	9,39	0,67	2,65	3,60	3,02	B	1325	
	6,0+7,1	3,66	4,34	---	---	3,11	8,00	9,55	0,71	2,58	3,76	3,10	B	1290	
	4MXS80E7V3B	7,1+7,1	4,00	4,00	---	---	3,26	8,00	9,60	0,75	2,51	3,77	3,19	B	1255
		2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	---	2,17	6,00	6,63	0,52	1,73	2,11	3,47	A	865
		2,0+2,0+2,5	2,00	2,00	2,50	---	2,22	6,50	6,95	0,52	2,00	2,29	3,25	A	1000
		2,0+2,0+3,5	1,92	1,92	3,35	---	2,34	7,19	7,61	0,55	2,42	2,67	2,97	C	1210
		2,0+2,0+5,0	1,68	1,68	4,18	---	2,55	7,54	8,40	0,59	2,55	3,17	2,96	C	1275
		2,0+2,0+6,0	1,55	1,55	4,67	---	2,68	7,77	8,82	0,60	2,45	3,14	3,17	B	1225
		2,0+2,0+7,1	1,44	1,44	5,12	---	2,83	8,00	9,18	0,64	2,58	3,45	3,10	B	1290
		2,0+2,5+2,5	2,00	2,50	2,50	---	2,27	7,00	7,30	0,52	2,29	2,48	3,06	B	1145
		2,0+2,5+3,5	1,83	2,28	3,20	---	2,41	7,31	7,90	0,55	2,48	2,87	2,95	C	1240
		2,0+2,5+5,0	1,61	2,01	4,03	---	2,61	7,65	8,62	0,59	2,62	3,31	2,92	C	1310
		2,0+2,5+6,0	1,50	1,88	4,50	---	2,75	7,88	8,99	0,64	2,51	3,29	3,14	B	1255
		2,0+2,5+7,1	1,38	1,72	4,90	---	2,90	8,00	9,30	0,67	2,58	3,53	3,10	B	1290
		2,0+3,5+3,5	1,68	2,93	2,93	---	2,55	7,54	8,40	0,59	2,67	3,22	2,82	C	1335
		2,0+3,5+5,0	1,50	2,63	3,75	---	2,75	7,88	8,99	0,63	2,75	3,61	2,87	C	1375
		2,0+3,5+6,0	1,39	2,43	4,18	---	2,89	8,00	9,28	0,67	2,58	3,52	3,10	B	1290
		2,0+3,5+7,1	1,27	2,22	4,51	---	3,04	8,00	9,10	0,67	2,51	3,30	3,19	B	1255
		2,0+5,0+5,0	1,34	3,33	3,33	---	2,96	8,00	9,39	0,67	2,76	3,80	2,90	C	1380
		2,0+5,0+6,0	1,23	3,08	3,69	---	3,09	8,00	9,54	0,71	2,46	3,63	3,25	A	1230
		2,0+5,0+7,1	1,13	2,84	4,03	---	3,25	8,00	9,60	0,71	2,39	3,63	3,35	A	1195
2,0+6,0+6,0		1,14	3,43	3,43	---	3,23	8,00	9,60	0,72	2,28	3,37	3,51	A	1140	
2,5+2,5+2,5		2,40	2,40	2,40	---	2,34	7,20	7,61	0,55	2,42	2,67	2,98	C	1210	
2,5+2,5+3,5		2,18	2,18	3,06	---	2,48	7,42	8,16	0,59	2,54	3,08	2,92	C	1270	
2,5+2,5+5,0		1,94	1,94	3,89	---	2,68	7,77	8,82	0,63	2,68	3,46	2,90	C	1340	
2,5+2,5+6,0		1,82	1,82	4,36	---	2,82	8,00	9,15	0,64	2,58	3,44	3,10	B	1290	
2,5+2,5+7,1		1,65	1,65	4,70	---	2,97	8,00	9,41	0,67	2,51	3,60	3,19	B	1255	
2,5+3,5+3,5		2,01	2,82	2,82	---	2,61	7,65	8,34	0,59	2,74	3,01	2,79	D	1370	
2,5+3,5+5,0		1,81	2,55	3,64	---	2,82	8,00	9,15	0,67	2,82	3,69	2,84	C	1410	
2,5+3,5+6,0		1,67	2,33	4,00	---	2,96	8,00	9,39	0,67	2,58	3,60	3,10	B	1290	
2,5+3,5+7,1		1,52	2,14	4,34	---	3,11	8,00	9,10	0,71	2,51	3,30	3,19	B	1255	
2,5+5,0+5,0		1,60	3,20	3,20	---	3,03	8,00	9,47	0,71	2,76	3,88	2,90	C	1380	
2,5+5,0+6,0		1,48	2,96	3,56	---	3,16	8,00	9,58	0,71	2,46	3,63	3,25	A	1230	
2,5+6,0+6,0		1,38	3,31	3,31	---	3,30	8,00	9,60	0,72	2,22	3,37	3,60	A	1110	

JÄÄHDYTYK

ULKOKYSIKKÖ	SISÄ-YKSIKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (KW)				KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYK (KW)			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)	
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.				
4MXS80E7V3B	3,5+3,5+3,5	2,63	2,63	2,63	---	2,75	789	8,67	0,63	2,87	3,15	2,75	D	1435	
	3,5+3,5+5,0	2,33	2,33	3,34	---	2,96	800	9,35	0,67	2,82	3,85	2,84	C	1410	
	3,5+3,5+6,0	2,15	2,15	3,70	---	3,09	800	9,11	0,71	2,58	3,37	3,10	B	1290	
	3,5+3,5+7,1	1,99	1,99	4,02	---	3,25	800	9,60	0,75	2,51	3,77	3,19	B	1255	
	3,5+5,0+5,0	2,08	2,96	2,96	---	3,16	800	9,55	0,71	2,76	3,88	2,90	C	1380	
	3,5+5,0+6,0	1,93	2,76	3,31	---	3,30	800	9,60	0,75	2,46	3,63	3,25	A	1230	
	2,0+2,0+2,0+2,0	1,83	1,83	1,83	1,83	2,41	732	7,90	0,56	2,07	2,38	3,54	A	1035	
	2,0+2,0+2,0+2,5	1,75	1,75	1,75	2,17	2,48	742	8,16	0,56	2,13	2,51	3,48	A	1065	
	2,0+2,0+2,0+3,5	1,61	1,61	1,61	2,82	2,61	765	8,62	0,60	2,26	2,85	3,38	A	1130	
	2,0+2,0+2,0+5,0	1,45	1,45	1,45	3,65	2,82	800	9,15	0,64	2,52	3,32	3,17	B	1260	
	2,0+2,0+2,0+6,0	1,33	1,33	1,33	4,01	2,96	800	9,39	0,68	2,28	3,21	3,51	A	1140	
	2,0+2,0+2,0+7,1	1,22	1,22	1,22	4,34	3,11	800	9,55	0,68	2,22	3,29	3,60	A	1110	
	2,0+2,0+2,5+2,5	1,68	1,68	2,09	2,09	2,55	754	8,40	0,60	2,19	2,72	3,44	A	1095	
	2,0+2,0+2,5+3,5	1,55	1,55	1,94	2,73	2,68	777	8,82	0,60	2,45	3,14	3,17	B	1225	
	2,0+2,0+2,5+5,0	1,39	1,39	1,74	3,48	2,89	800	9,28	0,64	2,52	3,39	3,17	B	1260	
	2,0+2,0+2,5+6,0	1,28	1,28	1,60	3,84	3,03	800	9,47	0,68	2,28	3,21	3,51	A	1140	
	2,0+2,0+2,5+7,1	1,18	1,18	1,47	4,17	3,18	800	9,59	0,72	2,22	3,29	3,60	A	1110	
	2,0+2,0+3,5+3,5	1,45	1,45	2,55	2,55	2,82	800	8,96	0,64	2,58	3,22	3,10	B	1290	
	2,0+2,0+3,5+5,0	1,28	1,28	2,24	3,20	3,03	800	9,47	0,68	2,52	3,55	3,17	B	1260	
	2,0+2,0+3,5+6,0	1,19	1,19	2,07	3,55	3,16	800	9,58	0,72	2,28	3,29	3,51	A	1140	
	2,0+2,0+5,0+5,0	1,14	1,14	2,86	2,86	3,23	800	9,60	0,71	2,44	3,50	3,28	A	1220	
	2,0+2,5+2,5+2,5	1,62	2,01	2,01	2,01	2,61	765	8,62	0,60	2,26	2,85	3,38	A	1130	
	2,0+2,5+2,5+3,5	1,50	1,88	1,88	2,62	2,75	788	8,99	0,64	2,51	3,29	3,14	B	1255	
	2,0+2,5+2,5+5,0	1,33	1,67	1,67	3,33	2,96	800	9,39	0,68	2,52	3,47	3,17	B	1260	
	2,0+2,5+2,5+6,0	1,23	1,54	1,54	3,69	3,09	800	9,54	0,68	2,25	3,29	3,56	A	1125	
	2,0+2,5+2,5+7,1	1,13	1,42	1,42	4,03	3,25	800	9,60	0,72	2,28	3,29	3,51	A	1140	
	4MXS80E7V3B	2,0+2,5+3,5+3,5	1,40	1,74	2,43	2,43	2,89	800	9,14	0,67	2,58	3,37	3,10	B	1290
		2,0+2,5+3,5+5,0	1,23	1,54	2,15	3,08	3,09	800	9,54	0,71	2,52	3,55	3,17	B	1260
		2,0+2,5+3,5+6,0	1,14	1,43	2,00	3,43	3,23	800	9,60	0,72	2,28	3,29	3,51	A	1140
		2,0+2,5+5,0+5,0	1,10	1,38	2,76	2,76	3,30	800	9,60	0,71	2,40	3,50	3,33	A	1200
		2,0+3,5+3,5+3,5	1,28	2,24	2,24	2,24	3,03	800	9,23	0,67	2,58	3,30	3,10	B	1290
		2,0+3,5+3,5+5,0	1,14	2,00	2,00	2,86	3,23	800	9,60	0,71	2,52	3,63	3,17	B	1260
		2,5+2,5+2,5+2,5	1,94	1,94	1,94	1,94	2,68	776	8,82	0,60	2,45	3,14	3,17	B	1225
		2,5+2,5+2,5+3,5	1,82	1,82	1,82	2,54	2,82	800	8,98	0,64	2,58	3,22	3,10	B	1290
		2,5+2,5+2,5+5,0	1,60	1,60	1,60	3,20	3,03	800	9,47	0,68	2,52	3,55	3,17	B	1260
		2,5+2,5+2,5+6,0	1,48	1,48	1,48	3,56	3,16	800	9,58	0,72	2,28	3,29	3,51	A	1140
		2,5+2,5+3,5+3,5	1,67	1,67	2,33	2,33	2,96	800	9,10	0,67	2,58	3,37	3,10	B	1290
2,5+2,5+3,5+5,0		1,48	1,48	2,07	2,97	3,16	800	9,58	0,71	2,52	3,63	3,17	B	1260	
2,5+2,5+3,5+6,0		1,38	1,38	1,93	3,31	3,30	800	9,60	0,72	2,28	3,29	3,51	A	1140	
2,5+3,5+3,5+3,5		1,55	2,15	2,15	2,15	3,09	800	9,35	0,71	2,58	3,30	3,10	B	1290	
2,5+3,5+3,5+5,0		1,38	1,93	1,93	2,76	3,30	800	9,60	0,75	2,52	3,63	3,17	B	1260	
3,5+3,5+3,5+3,5		2,00	2,00	2,00	2,00	3,23	800	9,60	0,71	2,58	3,77	3,10	B	1290	

LÄMMITYS

ULKOKYSIKKÖ	SISÄ-YKSIKÖT	LÄMMITYSKAPASITEETTI (KW)				KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ LÄMMITYS (KW)			COP	ENERGIA MERKINTÄ	
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.			
4MXS80E7V3B	2,0	2,44	---	---	---	1,31	2,44	4,10	0,31	0,67	1,22	3,64	A	
	2,5	3,05	---	---	---	1,36	3,05	4,55	0,33	0,88	1,31	3,47	B	
	3,5	4,27	---	---	---	1,48	4,27	5,11	0,34	1,42	1,73	3,01	D	
	5,0	6,09	---	---	---	1,90	6,09	7,12	0,44	1,78	2,25	3,42	B	
	6,0	7,31	---	---	---	2,19	7,31	8,19	0,55	2,19	2,64	3,34	C	
	7,1	8,65	---	---	---	2,50	8,65	9,00	0,59	2,77	2,97	3,12	D	
	2,0+2,0	2,44	2,44	---	---	1,62	4,88	6,55	0,34	1,17	1,74	4,17	A	
	2,0+2,5	2,44	3,05	---	---	1,76	5,49	6,85	0,37	1,34	1,82	4,10	A	
	2,0+3,5	2,44	4,26	---	---	2,05	6,70	7,35	0,43	1,86	2,13	3,60	A	
	2,0+5,0	2,44	6,09	---	---	2,47	8,53	8,72	0,55	2,32	2,42	3,68	A	
	2,0+6,0	2,32	6,95	---	---	2,74	9,27	9,67	0,57	2,44	2,64	3,80	A	
	2,0+7,1	2,11	7,49	---	---	3,04	9,60	10,36	0,61	2,48	2,89	3,87	A	
	2,5+2,5	3,04	3,04	---	---	1,90	6,08	7,16	0,41	1,69	2,14	3,60	B	
	2,5+3,5	3,05	4,26	---	---	2,19	7,31	8,53	0,55	2,13	2,67	3,43	B	
	2,5+5,0	2,98	5,95	---	---	2,61	8,93	9,31	0,57	2,52	2,72	3,54	B	
	2,5+6,0	2,82	6,78	---	---	2,88	9,60	10,10	0,59	2,65	2,94	3,62	A	
	2,5+7,1	2,50	7,10	---	---	3,17	9,60	10,36	0,63	2,51	2,93	3,82	A	
	3,5+3,5	4,26	4,26	---	---	2,47	8,52	9,18	0,59	2,70	3,04	3,16	D	
	3,5+5,0	3,95	5,65	---	---	2,88	9,60	9,92	0,62	2,77	2,93	3,47	B	
	3,5+6,0	3,54	6,06	---	---	3,15	9,60	10,34	0,61	2,49	2,90	3,86	A	
	3,5+7,1	3,17	6,43	---	---	3,45	9,60	10,37	0,67	2,43	2,84	3,95	A	
	5,0+5,0	4,80	4,80	---	---	3,28	9,60	10,24	0,67	2,52	2,83	3,81	A	
	5,0+6,0	4,36	5,24	---	---	3,55	9,60	10,47	0,66	2,40	2,80	4,00	A	
	5,0+7,1	3,97	5,63	---	---	3,85	9,60	10,50	0,70	2,38	2,79	4,03	A	
	6,0+6,0	4,80	4,80	---	---	3,82	9,60	10,70	0,67	2,32	2,77	4,14	A	
	6,0+7,1	4,40	5,20	---	---	4,12	9,60	10,73	0,71	2,31	2,76	4,16	A	
	4MXS80E7V3B	7,1+7,1	4,80	4,80	---	---	4,42	9,60	10,77	0,78	2,25	2,70	4,27	A
		2,0+2,0+2,0	2,43	2,43	2,43	---	2,19	7,29	8,33	0,48	1,76	2,14	4,14	A
		2,0+2,0+2,5	2,44	2,44	3,04	---	2,33	7,92	8,93	0,50	1,96	2,32	4,04	A
		2,0+2,0+3,5	2,38	2,38	4,17	---	2,61	8,93	9,68	0,54	2,29	2,63	3,90	A
		2,0+2,0+5,0	2,13	2,13	5,34	---	3,01	9,60	10,48	0,57	2,39	2,80	4,02	A
		2,0+2,0+6,0	1,92	1,92	5,76	---	3,28	9,60	10,71	0,58	2,27	2,72	4,23	A
		2,0+2,0+7,1	1,73	1,73	6,14	---	3,58	9,60	10,74	0,62	2,26	2,71	4,25	A
		2,0+2,5+2,5	2,43	3,05	3,05	---	2,47	8,53	8,93	0,52	2,16	2,30	3,95	A
		2,0+2,5+3,5	2,31	2,90	4,06	---	2,74	9,27	9,68	0,56	2,41	2,61	3,85	A
		2,0+2,5+5,0	2,02	2,53	5,05	---	3,15	9,60	10,48	0,59	2,39	2,80	4,02	A
		2,0+2,5+6,0	1,82	2,29	5,49	---	3,42	9,60	10,71	0,60	2,27	2,72	4,23	A
		2,0+2,5+7,1	1,65	2,07	5,88	---	3,72	9,60	10,74	0,64	2,26	2,71	4,25	A

LÄMMITYS

ULKOYKSIKKÖ	SISÄ-YKSIKÖT	LÄMMITYSKAPASITEETTI (KW)				KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ LÄMMITYS (KW)			COP	ENERGIA MERKINTÄ	
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.			
4MXS80E7V3B	2,0+3,5+3,5	2,4	3,73	3,73	---	3,01	9,60	10,35	0,59	2,43	2,84	3,95	A	
	2,0+3,5+5,0	1,83	3,20	4,57	---	3,42	9,60	10,49	0,63	2,39	2,80	4,02	A	
	2,0+3,5+6,0	1,67	2,92	5,01	---	3,69	9,60	10,72	0,64	2,27	2,72	4,23	A	
	2,0+3,5+7,1	1,52	2,67	5,41	---	3,99	9,60	10,75	0,69	2,26	2,70	4,25	A	
	2,0+5,0+5,0	1,60	4,00	4,00	---	3,82	9,60	10,62	0,68	2,30	2,75	4,17	A	
	2,0+5,0+6,0	1,48	3,69	4,43	---	4,09	9,60	10,85	0,69	2,18	2,72	4,40	A	
	2,0+5,0+7,1	1,37	3,40	4,83	---	4,39	9,60	10,88	0,74	2,17	2,71	4,42	A	
	2,0+6,0+6,0	1,38	4,11	4,11	---	4,36	9,60	11,08	0,70	2,11	2,64	4,55	A	
	2,5+2,5+2,5	2,97	2,97	2,97	---	2,61	8,91	9,88	0,54	2,34	2,74	3,81	A	
	2,5+2,5+3,5	2,82	2,82	3,96	---	2,88	9,60	10,12	0,59	2,53	2,79	3,79	A	
	2,5+2,5+5,0	2,40	2,40	4,80	---	3,28	9,60	10,48	0,61	2,39	2,80	4,02	A	
	2,5+2,5+6,0	2,18	2,18	5,24	---	3,55	9,60	10,71	0,62	2,27	2,72	4,23	A	
	2,5+2,5+7,1	1,98	1,98	5,64	---	3,85	9,60	10,74	0,66	2,26	2,71	4,25	A	
	2,5+3,5+3,5	2,52	3,54	3,54	---	3,15	9,60	10,35	0,61	2,43	2,84	3,95	A	
	2,5+3,5+5,0	2,19	3,05	4,36	---	3,55	9,60	10,49	0,66	2,39	2,80	4,02	A	
	2,5+3,5+6,0	2,00	2,80	4,80	---	3,82	9,60	10,72	0,67	2,27	2,72	4,23	A	
	2,5+3,5+7,1	1,84	2,56	5,20	---	4,12	9,60	10,75	0,71	2,26	2,70	4,25	A	
	2,5+5,0+5,0	1,92	3,84	3,84	---	3,96	9,60	10,62	0,71	2,30	2,75	4,17	A	
	2,5+5,0+6,0	1,77	3,56	4,27	---	4,23	9,60	10,85	0,72	2,18	2,72	4,40	A	
	2,5+6,0+6,0	1,66	3,97	3,97	---	4,50	9,60	11,08	0,72	2,11	2,64	4,55	A	
	3,5+3,5+3,5	3,20	3,20	3,20	---	3,42	9,60	10,36	0,65	2,43	2,84	3,95	A	
	3,5+3,5+5,0	2,80	2,80	4,00	---	3,82	9,60	10,49	0,70	2,39	2,79	4,02	A	
	3,5+3,5+6,0	2,58	2,58	4,44	---	4,09	9,60	10,72	0,71	2,27	2,71	4,23	A	
	3,5+3,5+7,1	2,38	2,38	4,84	---	4,39	9,60	10,76	0,76	2,26	2,70	4,25	A	
	3,5+5,0+5,0	2,48	3,56	3,56	---	4,23	9,60	10,63	0,76	2,30	2,75	4,17	A	
	3,5+5,0+6,0	2,32	3,31	3,97	---	4,50	9,60	10,86	0,77	2,18	2,72	4,40	A	
	4MXS80E7V3B	2,0+2,0+2,0+2,0	2,32	2,32	2,32	2,32	2,74	9,28	9,78	0,48	2,27	2,51	4,09	A
		2,0+2,0+2,0+2,5	2,26	2,26	2,26	2,82	2,88	9,60	9,92	0,52	2,36	2,51	4,07	A
		2,0+2,0+2,0+3,5	2,02	2,02	2,02	3,54	3,15	9,60	10,72	0,56	2,27	2,71	4,23	A
		2,0+2,0+2,0+5,0	1,75	1,75	1,75	4,35	3,55	9,60	10,86	0,60	2,18	2,72	4,40	A
		2,0+2,0+2,0+6,0	1,60	1,60	1,60	4,80	3,82	9,60	11,09	0,59	2,10	2,64	4,57	A
		2,0+2,0+2,0+7,1	1,47	1,47	1,47	5,19	4,12	9,60	11,12	0,65	2,09	2,63	4,59	A
		2,0+2,0+2,5+2,5	2,13	2,13	2,67	2,67	3,01	9,60	10,71	0,54	2,27	2,72	4,23	A
		2,0+2,0+2,5+3,5	1,92	1,92	2,40	3,36	3,28	9,60	10,72	0,58	2,27	2,71	4,23	A
		2,0+2,0+2,5+5,0	1,67	1,67	2,09	4,17	3,69	9,60	10,86	0,62	2,18	2,72	4,40	A
2,0+2,0+2,5+6,0		1,54	1,54	1,92	4,60	3,96	9,60	11,09	0,61	2,10	2,64	4,57	A	
2,0+2,0+2,5+7,1		1,41	1,41	1,76	5,02	4,26	9,60	11,12	0,67	2,09	2,63	4,59	A	
2,0+2,0+3,5+3,5		1,75	1,75	3,05	3,05	3,55	9,60	10,73	0,62	2,26	2,71	4,25	A	
2,0+2,0+3,5+5,0		1,54	1,54	2,69	3,83	3,96	9,60	10,86	0,67	2,18	2,71	4,40	A	
2,0+2,0+3,5+6,0		1,42	1,42	2,49	4,27	4,23	9,60	11,09	0,67	2,10	2,63	4,57	A	
2,0+2,0+5,0+5,0		1,37	1,37	3,43	3,43	4,36	9,60	11,00	0,72	2,13	2,67	4,51	A	
2,0+2,5+2,5+2,5		2,01	2,53	2,53	2,53	3,15	9,60	10,71	0,56	2,27	2,72	4,23	A	
2,0+2,5+2,5+3,5		1,82	2,29	2,29	3,20	3,42	9,60	10,72	0,60	2,27	2,71	4,23	A	
2,0+2,5+2,5+5,0		1,60	2,00	2,00	4,00	3,82	9,60	10,86	0,65	2,18	2,72	4,40	A	
2,0+2,5+2,5+6,0		1,47	1,85	1,85	4,43	4,09	9,60	11,09	0,65	2,10	2,64	4,57	A	
2,0+2,5+2,5+7,1		1,37	1,70	1,70	4,83	4,39	9,60	11,12	0,69	2,09	2,63	4,59	A	
2,0+2,5+3,5+3,5		1,67	2,09	2,92	2,92	3,69	9,60	10,73	0,64	2,26	2,71	4,25	A	
2,0+2,5+3,5+5,0		1,48	1,85	2,58	3,69	4,09	9,60	10,86	0,69	2,18	2,71	4,40	A	
2,0+2,5+3,5+6,0		1,38	1,71	2,40	4,11	4,36	9,60	11,09	0,70	2,10	2,63	4,57	A	
2,0+2,5+5,0+5,0		1,32	1,66	3,31	3,31	4,50	9,60	11,00	0,74	2,13	2,67	4,51	A	
2,0+3,5+3,5+3,5		1,53	2,69	2,69	2,69	3,96	9,60	10,74	0,69	2,26	2,71	4,25	A	
2,0+3,5+3,5+5,0		1,37	2,40	3,43	3,43	4,36	9,60	10,87	0,74	2,17	2,71	4,42	A	
2,5+2,5+2,5+2,5		2,40	2,40	2,40	2,40	3,28	9,60	10,71	0,58	2,27	2,72	4,23	A	
2,5+2,5+2,5+3,5		2,18	2,18	2,18	3,06	3,55	9,60	10,72	0,62	2,27	2,71	4,23	A	
2,5+2,5+2,5+5,0		1,92	1,92	1,92	3,84	3,96	9,60	10,86	0,67	2,18	2,72	4,40	A	
2,5+2,5+2,5+6,0		1,78	1,78	1,78	4,26	4,23	9,60	11,09	0,68	2,10	2,64	4,57	A	
2,5+2,5+3,5+3,5		2,00	2,00	2,80	2,80	3,82	9,60	10,73	0,67	2,26	2,71	4,25	A	
2,5+2,5+3,5+5,0		1,78	1,78	2,49	3,55	4,23	9,60	10,86	0,71	2,18	2,71	4,40	A	
4MXS80E7V3B		2,5+2,5+3,5+6,0	1,66	1,66	2,32	3,96	4,50	9,60	11,09	0,72	2,10	2,63	4,57	A
		2,5+3,5+3,5+3,5	1,86	2,58	2,58	2,58	4,09	9,60	10,74	0,71	2,26	2,71	4,25	A
		2,5+3,5+3,5+5,0	1,65	2,32	2,32	3,31	4,50	9,60	10,87	0,76	2,17	2,71	4,42	A
	3,5+3,5+3,5+3,5	2,40	2,40	2,40	2,40	4,36	9,60	10,75	0,76	2,26	2,70	4,25	A	

Huom: Liitetynä 2,0, 2,5, 3,5 ja 5,0 luokkaan: seinäasenteinen D-tyyppi / 6,0, 7,1 luokkaan: seinäasenteinen E-tyyppi

JÄÄHDYTYKSEN

ULKOYKSIKKÖ	SISÄ-YKSIKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (KW)					KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYKSEN (KW)			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	HUONE E	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.			
5MXS90E7V3B	2,0	2,00	---	---	---	---	1,88	2,00	3,03	0,45	0,56	1,02	3,57	A	280
	2,5	2,50	---	---	---	---	2,00	2,50	3,54	0,49	0,71	1,18	3,52	A	355
	3,5	3,50	---	---	---	---	2,05	3,50	4,82	0,52	1,14	1,47	3,07	B	570
	5,0	5,00	---	---	---	---	2,22	5,00	5,82	0,49	1,52	1,79	3,29	A	760
	6,0	6,00	---	---	---	---	2,33	6,00	6,60	0,50	1,89	2,24	3,17	B	945
	7,1	7,10	---	---	---	---	2,45	7,10	7,38	0,53	2,57	2,74	2,76	D	1285
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	---	2,11	4,00	5,30	0,50	1,14	1,79	3,51	A	570
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	---	2,16	4,50	5,73	0,50	1,30	1,79	3,46	A	650
	2,0+3,5	2,00	3,50	---	---	---	2,27	5,50	6,36	0,50	1,70	2,09	3,24	A	850
	2,0+5,0	2,00	5,00	---	---	---	2,44	7,00	7,31	0,50	2,23	2,39	3,14	B	1115
	2,0+6,0	1,86	5,56	---	---	---	2,58	7,42	7,96	0,54	2,45	2,81	3,03	B	1225
	2,0+7,1	1,71	6,09	---	---	---	2,74	7,80	8,47	0,57	2,69	3,13	2,90	C	1345
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	---	2,22	5,00	6,20	0,46	1,39	1,99	3,60	A	695
	2,5+3,5	2,50	3,50	---	---	---	2,33	6,00	6,60	0,50	1,89	2,25	3,17	B	945
	2,5+5,0	2,41	4,83	---	---	---	2,51	7,24	7,64	0,54	2,34	2,63	3,09	B	1170
	2,5+6,0	2,23	5,36	---	---	---	2,66	7,59	8,25	0,57	2,57	3,00	2,95	C	1285
	2,5+7,1	2,08	5,90	---	---	---	2,82	7,98	8,47	0,60	2,81	3,13	2,84	C	1405

JÄÄHDYTYS

ULKOYKSIKKÖ	SISÄ-YKSIKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (KW)					KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYS (kW)			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	HUONE E	MIN.	NIMELINEN	MAKS.	MIN.	NIMELINEN	MAKS.			
5MXS90E7V3B	3,5+3,5	3,50	3,50	---	---	---	2,44	700	731	0,53	2,52	2,69	2,78	D	1260
	3,5+5,0	3,13	4,46	---	---	---	2,66	759	8,24	0,57	2,57	2,99	2,95	C	1285
	3,5+6,0	2,93	5,01	---	---	---	2,80	794	8,45	0,60	2,81	3,13	2,83	C	1405
	3,5+7,1	2,75	5,58	---	---	---	2,96	833	8,47	0,64	3,07	3,13	2,71	D	1535
	5,0+5,0	4,06	4,06	---	---	---	2,88	812	9,02	0,61	2,62	3,21	3,10	B	1310
	5,0+6,0	3,85	4,62	---	---	---	3,02	8,47	9,05	0,61	2,81	3,21	3,01	B	1405
	5,0+7,1	3,66	5,20	---	---	---	3,19	8,86	9,25	0,64	3,08	3,35	2,88	C	1540
	6,0+6,0	4,41	4,41	---	---	---	3,17	8,82	9,27	0,64	3,08	3,36	2,86	C	1540
	6,0+7,1	4,12	4,88	---	---	---	3,33	9,00	9,29	0,68	3,08	3,36	2,92	C	1540
	7,1+7,1	4,50	4,50	---	---	---	3,49	9,00	9,31	0,71	3,02	3,36	2,98	C	1510
	2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	---	---	2,33	6,00	6,63	0,50	1,66	1,96	3,61	A	830
	2,0+2,0+2,5	2,00	2,00	2,50	---	---	2,38	6,50	6,97	0,50	1,91	2,17	3,40	A	955
	2,0+2,0+3,5	1,93	1,93	3,38	---	---	2,51	7,24	7,64	0,54	2,34	2,57	3,09	B	1170
	2,0+2,0+5,0	1,72	1,72	4,33	---	---	2,73	7,77	8,53	0,58	2,38	2,88	3,26	A	1190
	2,0+2,0+6,0	1,62	1,62	4,88	---	---	2,88	8,12	9,03	0,58	2,56	3,22	3,17	B	1280
	2,0+2,0+7,1	1,53	1,53	5,45	---	---	3,04	8,51	9,30	0,61	2,82	3,36	3,02	B	1410
	2,0+2,5+2,5	2,00	2,50	2,50	---	---	2,44	7,00	7,31	0,50	2,17	2,40	3,23	A	1085
	2,0+2,5+3,5	1,86	2,32	3,24	---	---	2,58	7,42	7,96	0,54	2,45	2,81	3,03	B	1225
	2,0+2,5+5,0	1,67	2,09	4,18	---	---	2,80	7,94	8,78	0,58	2,50	3,01	3,18	B	1250
	2,0+2,5+6,0	1,58	1,98	4,74	---	---	2,95	8,30	9,10	0,61	2,69	3,22	3,09	B	1345
	2,0+2,5+7,1	1,50	1,87	5,31	---	---	3,11	8,68	9,30	0,64	2,95	3,36	2,94	C	1475
	2,0+3,5+3,5	1,73	3,02	3,02	---	---	2,73	7,77	8,47	0,57	2,69	3,13	2,89	C	1345
2,0+3,5+5,0	1,58	2,77	3,95	---	---	2,95	8,30	9,07	0,61	2,69	3,21	3,09	B	1345	
2,0+3,5+6,0	1,50	2,63	4,52	---	---	3,10	8,65	9,29	0,64	2,95	3,36	2,93	C	1475	
2,0+3,5+7,1	1,43	2,50	5,07	---	---	3,26	9,00	9,31	0,68	3,15	3,36	2,86	C	1575	
2,0+5,0+5,0	1,46	3,68	3,68	---	---	3,17	8,82	9,81	0,64	2,74	3,45	3,22	A	1370	
5MXS90E7V3B	2,0+5,0+6,0	1,39	3,46	4,15	---	---	3,32	9,00	9,90	0,64	2,74	3,45	3,28	A	1370
	2,0+5,0+7,1	1,28	3,19	4,53	---	---	3,48	9,00	9,92	0,68	2,68	3,45	3,36	A	1340
	2,0+6,0+6,0	1,28	3,86	3,86	---	---	3,46	9,00	9,93	0,68	2,68	3,46	3,36	A	1340
	2,0+6,0+7,1	1,19	3,58	4,23	---	---	3,63	9,00	10,40	0,71	2,61	4,00	3,45	A	1305
	2,5+2,5+2,5	2,41	2,41	2,41	---	---	2,51	7,23	7,64	0,54	2,34	2,57	3,09	B	1170
	2,5+2,5+3,5	2,23	2,23	3,13	---	---	2,66	7,59	8,25	0,57	2,57	3,00	2,95	C	1285
	2,5+2,5+5,0	2,03	2,03	4,06	---	---	2,88	8,12	9,03	0,58	2,56	3,21	3,17	B	1280
	2,5+2,5+6,0	1,93	1,93	4,61	---	---	3,02	8,47	9,10	0,61	2,82	3,22	3,00	B	1410
	2,5+2,5+7,1	1,83	1,83	5,20	---	---	3,19	8,86	9,30	0,64	3,08	3,36	2,88	C	1540
	2,5+3,5+3,5	2,08	2,93	2,93	---	---	2,80	7,94	8,47	0,60	2,75	3,13	2,89	C	1375
	2,5+3,5+5,0	1,93	2,70	3,84	---	---	3,02	8,47	9,07	0,61	2,81	3,21	3,01	B	1405
	2,5+3,5+6,0	1,84	2,57	4,41	---	---	3,17	8,82	9,29	0,64	3,01	3,36	2,93	C	1505
	2,5+3,5+7,1	1,72	2,40	4,88	---	---	3,33	9,00	9,31	0,68	3,15	3,36	2,86	C	1575
	2,5+5,0+5,0	1,80	3,60	3,60	---	---	3,24	9,00	9,86	0,64	2,87	3,45	3,14	B	1435
	2,5+5,0+6,0	1,67	3,33	4,00	---	---	3,39	9,00	9,90	0,68	2,81	3,45	3,20	A	1405
	2,5+5,0+7,1	1,54	3,08	4,38	---	---	3,55	9,00	9,92	0,71	2,74	3,45	3,28	A	1370
	2,5+6,0+6,0	1,56	3,72	3,72	---	---	3,54	9,00	9,93	0,71	2,75	3,46	3,27	A	1375
	2,5+6,0+7,1	1,44	3,46	4,10	---	---	3,70	9,00	10,40	0,71	2,68	4,00	3,36	A	1340
	3,5+3,5+3,5	2,77	2,77	2,77	---	---	2,95	8,31	8,60	0,64	3,07	3,26	2,71	D	1535
	3,5+3,5+5,0	2,57	2,57	3,68	---	---	3,17	8,82	9,26	0,64	3,08	3,36	2,86	C	1540
	3,5+3,5+6,0	2,42	2,42	4,16	---	---	3,32	9,00	9,30	0,68	3,08	3,36	2,92	C	1540
	3,5+3,5+7,1	2,23	2,23	4,54	---	---	3,48	9,00	9,32	0,71	3,02	3,36	2,98	C	1510
3,5+5,0+5,0	2,34	3,33	3,33	---	---	3,39	9,00	9,87	0,68	2,87	3,45	3,14	B	1435	
3,5+5,0+6,0	2,18	3,10	3,72	---	---	3,54	9,00	9,90	0,71	2,81	3,45	3,20	A	1405	
3,5+5,0+7,1	2,02	2,88	4,10	---	---	3,70	9,00	10,37	0,71	2,74	4,00	3,28	A	1370	
3,5+6,0+6,0	2,04	3,48	3,48	---	---	3,69	9,00	10,38	0,71	2,75	4,00	3,27	A	1375	
5,0+5,0+5,0	3,00	3,00	3,00	---	---	3,61	9,00	10,45	0,68	2,52	3,54	3,57	A	1260	
2,0+2,0+2,0+2,0	1,86	1,86	1,86	1,86	---	2,58	7,44	7,96	0,54	2,04	2,32	3,65	A	1020	
2,0+2,0+2,0+2,5	1,79	1,79	1,79	2,22	---	2,66	7,59	8,25	0,54	2,09	2,50	3,63	A	1045	
2,0+2,0+2,0+3,5	1,67	1,67	1,67	2,93	---	2,80	7,94	8,78	0,58	2,32	2,82	3,42	A	1160	
2,0+2,0+2,0+5,0	1,54	1,54	1,54	3,85	---	3,02	8,47	9,45	0,61	2,48	3,16	3,42	A	1240	
2,0+2,0+2,0+6,0	1,47	1,47	1,47	4,41	---	3,17	8,82	9,81	0,65	2,68	3,38	3,29	A	1340	
2,0+2,0+2,0+7,1	1,37	1,37	1,37	4,89	---	3,33	9,00	9,96	0,65	2,82	3,46	3,19	B	1410	
2,0+2,0+2,5+2,5	1,73	1,73	2,16	2,16	---	2,73	7,78	8,53	0,58	2,21	2,69	3,52	A	1105	
2,0+2,0+2,5+3,5	1,62	1,62	2,03	2,85	---	2,88	8,12	9,03	0,58	2,56	3,22	3,17	B	1280	
2,0+2,0+2,5+5,0	1,50	1,50	1,88	3,77	---	3,10	8,65	9,64	0,61	2,61	3,30	3,31	A	1305	
2,0+2,0+2,5+6,0	1,44	1,44	1,80	4,32	---	3,24	9,00	9,94	0,65	2,81	3,46	3,20	A	1405	
2,0+2,0+2,5+7,1	1,32	1,32	1,65	4,71	---	3,41	9,00	9,96	0,68	2,82	3,46	3,19	B	1410	
2,0+2,0+3,5+3,5	1,54	1,54	2,70	2,70	---	3,02	8,48	9,13	0,61	2,82	3,22	3,01	B	1410	
2,0+2,0+3,5+5,0	1,44	1,44	2,52	3,60	---	3,24	9,00	9,91	0,64	2,81	3,45	3,20	A	1405	
2,0+2,0+3,5+6,0	1,33	1,33	2,34	4,00	---	3,39	9,00	9,95	0,68	2,75	3,46	3,27	A	1375	
2,0+2,0+3,5+7,1	1,23	1,23	2,16	4,38	---	3,55	9,00	9,97	0,71	2,68	3,46	3,36	A	1340	
2,0+2,0+5,0+5,0	1,29	1,29	3,21	3,21	---	3,46	9,00	10,31	0,65	2,52	3,39	3,57	A	1260	
2,0+2,0+5,0+6,0	1,20	1,20	3,00	3,60	---	3,61	9,00	10,45	0,68	2,53	3,47	3,56	A	1265	
2,0+2,5+2,5+2,5	1,67	2,09	2,09	2,09	---	2,80	7,94	8,78	0,58	2,32	2,82	3,42	A	1160	
2,0+2,5+2,5+3,5	1,57	1,98	1,98	2,77	---	2,95	8,30	9,12	0,61	2,69	3,22	3,09	B	1345	
2,0+2,5+2,5+5,0	1,46	1,84	1,84	3,68	---	3,17	8,82	9,81	0,64	2,68	3,38	3,29	A	1340	
2,0+2,5+2,5+6,0	1,39	1,73	1,73	4,15	---	3,32	9,00	9,94	0,65	2,75	3,46	3,27	A	1375	
2,0+2,5+2,5+7,1	1,27	1,60	1,60	4,53	---	3,48	9,00	9,96	0,68	2,68	3,46	3,36	A	1340	
2,0+2,5+3,5+3,5	1,50	1,89	2,63	2,63	---	3,10	8,65	9,31	0,64	2,88	3,36	3,00	B	1440	
2,0+2,5+3,5+5,0	1,39	1,73	2,42	3,46	---	3,32	9,00	9,91	0,64	2,81	3,45	3,20	A	1405	
2,0+2,5+3,5+6,0	1,28	1,61	2,25	3,86	---	3,46	9,00	9,95	0,68	2,75	3,46	3,27	A	1375	
2,0+2,5+3,5+7,1	1,19	1,49	2,09	4,23	---	3,63	9,00	10,42	0,71	2,68	4,01	3,36	A	1340	
2,0+2,5+5,0+5,0	1,25	1,55	3,10	3,10	---	3,54	9,00	10,38	0,68	2,52	3,47	3,57	A	1260	
2,0+2,5+5,0+6,0	1,17	1,45	2,90	3,48	---	3,69	9,00	10,49	0,71	2,53	3,55	3,56	A	1265	
2,0+3,5+3,5+3,5	1,44	2,52	2,52	2,52	---	3,24	9,00	9,32	0,68	3,15	3,36	2,86	C	1575	
2,0+3,5+3,5+5,0	1,29	2,25	2,25	3,21	---	3,46	9,00	9,92	0,68	2,81	3,46	3,20	A	1405	
2,0+3,5+3,5+6,0	1,20	2,10	2,10	3,60	---	3,61	9,00	10,40	0,71	2,75	4,01	3,27	A	1375	
2,0+3,5+5,0+5,0	1,17	2,03	2,90	2,90	---	3,69	9,00	10,49	0,71	2,53	3,55	3,56	A	1265	
2,5+2,5+2,5+2,5	2,03	2													

JÄÄHDYTYKSEN

ULKOKYSIKKÖ	SISÄ-YKSIKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (KW)					KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYKSEN (KW)			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	HUONE E	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.			
5MXS90E7V3B	2,5+2,5+2,5+3,5	1,93	1,93	1,93	2,68	---	3,02	8,47	9,12	0,61	2,82	3,22	3,00	B	1410
	2,5+2,5+2,5+5,0	1,80	1,80	1,80	3,60	---	3,24	9,00	9,91	0,64	2,81	3,45	3,20	A	1405
	2,5+2,5+2,5+6,0	1,67	1,67	1,67	3,99	---	3,39	9,00	9,94	0,68	2,75	3,46	3,27	A	1375
	2,5+2,5+2,5+7,1	1,54	1,54	1,54	4,38	---	3,55	9,00	9,96	0,71	2,68	3,46	3,36	A	1340
	2,5+2,5+3,5+3,5	1,84	1,84	2,57	2,57	---	3,17	8,82	9,31	0,64	3,02	3,36	2,92	C	1510
	2,5+2,5+3,5+5,0	1,67	1,67	2,33	3,33	---	3,39	9,00	9,91	0,68	2,81	3,45	3,20	A	1405
	2,5+2,5+3,5+6,5	1,55	1,55	2,18	3,72	---	3,54	9,00	9,95	0,71	2,75	3,46	3,27	A	1375
	2,5+2,5+3,5+7,1	1,44	1,44	2,02	4,10	---	3,70	9,00	10,42	0,71	2,68	4,01	3,36	A	1340
	2,5+2,5+5,0+5,0	1,50	1,50	3,00	3,00	---	3,61	9,00	10,45	0,68	2,52	3,55	3,57	A	1260
	2,5+3,5+3,5+3,5	1,74	2,42	2,42	2,42	---	3,32	9,00	9,34	0,68	3,15	3,36	2,86	C	1575
	2,5+3,5+3,5+5,0	1,56	2,17	2,17	3,10	---	3,54	9,00	9,92	0,71	2,81	3,46	3,20	A	1405
	2,5+3,5+3,5+6,0	1,46	2,03	2,03	3,48	---	3,69	9,00	10,40	0,71	2,75	4,01	3,27	A	1375
	3,5+3,5+3,5+3,5	2,25	2,25	2,25	2,25	---	3,46	9,00	9,32	0,71	3,15	3,36	2,86	C	1575
	3,5+3,5+3,5+5,0	2,03	2,03	2,03	2,91	---	3,69	9,00	10,38	0,71	2,81	4,00	3,20	A	1405
	2,0+2,0+2,0+2,0+2,0	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	2,88	8,15	9,03	0,58	2,30	2,81	3,54	A	1150
	2,0+2,0+2,0+2,0+2,5	1,58	1,58	1,58	1,58	1,98	2,95	8,30	9,25	0,58	2,36	2,95	3,52	A	1180
	2,0+2,0+2,0+2,0+3,5	1,50	1,50	1,50	1,50	2,65	3,10	8,65	9,64	0,61	2,55	3,24	3,39	A	1275
	2,0+2,0+2,0+2,0+5,0	1,38	1,38	1,38	1,38	3,48	3,32	9,00	10,09	0,65	2,53	3,24	3,56	A	1265
	2,0+2,0+2,0+2,0+6,0	1,29	1,29	1,29	1,29	3,84	3,46	9,00	10,31	0,65	2,50	3,40	3,60	A	1250
	2,0+2,0+2,0+2,0+7,1	1,19	1,19	1,19	1,19	4,24	3,63	9,00	10,46	0,68	2,47	3,48	3,64	A	1235
2,0+2,0+2,0+2,5+2,5	1,54	1,54	1,54	1,92	1,92	3,02	8,46	9,45	0,61	2,49	3,09	3,40	A	1245	
2,0+2,0+2,0+2,5+3,5	1,47	1,47	1,47	1,84	2,57	3,17	8,82	9,81	0,61	2,68	3,39	3,29	A	1340	
2,0+2,0+2,0+2,5+5,0	1,33	1,33	1,33	1,67	3,34	3,39	9,00	10,21	0,65	2,53	3,32	3,56	A	1265	
2,0+2,0+2,0+2,5+6,0	1,24	1,24	1,24	1,55	3,73	3,54	9,00	10,38	0,68	2,50	3,40	3,60	A	1250	
2,0+2,0+2,0+2,5+7,1	1,15	1,15	1,15	1,44	4,11	3,70	9,00	10,50	0,71	2,47	3,48	3,64	A	1235	
2,0+2,0+2,0+3,5+3,5	1,54	1,54	1,54	1,92	1,92	3,02	8,46	9,45	0,61	2,49	3,09	3,40	A	1245	
5MXS90E7V3B	2,0+2,0+2,0+3,5+5,0	1,24	1,24	1,24	2,17	3,11	3,54	9,00	10,38	0,68	2,50	3,40	3,60	A	1250
	2,0+2,0+2,0+3,5+6,0	1,16	1,16	1,16	2,03	3,49	3,69	9,00	10,49	0,71	2,46	3,48	3,66	A	1230
	2,0+2,0+2,5+2,5+2,5	1,51	1,51	1,88	1,88	1,88	3,10	8,66	9,64	0,61	2,55	3,24	3,40	A	1275
	2,0+2,0+2,5+2,5+3,5	1,44	1,44	1,80	1,80	2,52	3,24	9,00	9,96	0,65	2,82	3,46	3,19	B	1410
	2,0+2,0+2,5+2,5+5,0	1,29	1,29	1,61	1,61	3,20	3,46	9,00	10,31	0,65	2,53	3,40	3,56	A	1265
	2,0+2,0+2,5+2,5+6,0	1,20	1,20	1,50	1,50	3,60	3,61	9,00	10,45	0,68	2,46	3,48	3,66	A	1230
	2,0+2,0+2,5+3,5+3,5	1,33	1,33	1,68	2,33	2,33	3,39	9,00	9,97	0,68	2,82	3,46	3,19	B	1410
	2,0+2,0+2,5+3,5+5,0	1,20	1,20	1,50	2,10	3,00	3,61	9,00	10,45	0,68	2,46	3,48	3,66	A	1230
	2,0+2,0+3,5+3,5+3,5	1,23	1,23	2,18	2,18	2,18	3,54	9,00	9,98	0,68	2,82	3,46	3,19	B	1410
	2,0+2,5+2,5+2,5+2,5	1,46	1,84	1,84	1,84	1,84	3,17	8,82	9,81	0,61	2,68	3,39	3,29	A	1340
	2,0+2,5+2,5+2,5+3,5	1,39	1,73	1,73	1,73	2,42	3,32	9,00	9,96	0,65	2,82	3,46	3,19	B	1410
	2,0+2,5+2,5+2,5+5,0	1,25	1,55	1,55	1,55	3,10	3,54	9,00	10,38	0,68	2,53	3,47	3,56	A	1265
	2,0+2,5+2,5+2,5+6,0	1,17	1,45	1,45	1,45	3,48	3,69	9,00	10,49	0,71	2,46	3,48	3,66	A	1230
	2,0+2,5+2,5+3,5+3,5	1,28	1,61	1,61	2,25	2,25	3,46	9,00	9,97	0,68	2,82	3,46	3,19	B	1410
	2,0+2,5+2,5+3,5+5,0	1,17	1,45	1,45	2,03	2,90	3,69	9,00	10,49	0,71	2,46	3,56	3,66	A	1230
	2,0+2,5+3,5+3,5+3,5	1,20	1,50	2,10	2,10	2,10	3,61	9,00	10,42	0,71	2,82	4,01	3,19	B	1410
	2,5+2,5+2,5+2,5+2,5	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	3,24	9,00	9,95	0,65	2,81	3,46	3,20	A	1405
	2,5+2,5+2,5+2,5+3,5	1,67	1,67	1,67	1,67	2,32	3,39	9,00	9,96	0,68	2,75	3,46	3,27	A	1375
	2,5+2,5+2,5+2,5+5,0	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	3,61	9,00	10,45	0,68	2,53	3,47	3,56	A	1265
	2,5+2,5+2,5+3,5+3,5	1,56	1,56	1,56	2,16	2,16	3,54	9,00	9,97	0,68	2,82	3,46	3,19	B	1410
	2,5+2,5+3,5+3,5+3,5	1,44	1,44	2,04	2,04	2,04	3,69	9,00	10,42	0,71	2,75	4,01	3,27	A	1375

LÄMMITYS

ULKOKYSIKKÖ	SISÄ-YKSIKÖT	LÄMMITYSKAPASITEETTI (KW)					KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ LÄMMITYKSEN (KW)			COP	ENERGIA MERKINTÄ
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	HUONE E	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.		
5MXS90E7V3B	2,0	2,44	---	---	---	---	1,36	2,44	4,20	0,35	0,68	1,38	3,59	B
	2,5	3,05	---	---	---	---	1,42	3,05	4,65	0,37	0,90	1,48	3,39	C
	3,5	4,27	---	---	---	---	1,54	4,27	5,11	0,39	1,43	1,95	2,99	D
	5,0	6,09	---	---	---	---	1,98	6,09	7,45	0,48	1,80	2,41	3,38	C
	6,0	7,31	---	---	---	---	2,28	7,31	8,53	0,60	2,30	2,89	3,18	D
	7,1	8,65	---	---	---	---	2,60	8,65	9,02	0,67	2,87	3,04	3,01	D
	2,0+2,0	2,44	2,44	---	---	---	1,69	4,88	6,85	0,39	1,21	1,87	4,03	A
	2,0+2,5	2,44	3,05	---	---	---	1,84	5,49	7,25	0,41	1,40	2,05	3,92	A
	2,0+3,5	2,44	4,26	---	---	---	2,13	6,70	7,74	0,50	1,99	2,44	3,37	C
	2,0+5,0	2,44	6,09	---	---	---	2,57	8,53	9,19	0,60	2,34	2,64	3,65	A
	2,0+6,0	2,32	6,95	---	---	---	2,86	9,27	9,88	0,65	2,63	2,96	3,52	B
	2,0+7,1	2,20	7,83	---	---	---	3,17	10,03	10,37	0,69	3,01	3,18	3,33	C
	2,5+2,5	3,04	3,04	---	---	---	1,98	6,08	7,46	0,47	1,76	2,35	3,45	B
	2,5+3,5	3,05	4,26	---	---	---	2,28	7,31	8,53	0,60	2,34	2,94	3,12	D
	2,5+5,0	2,98	5,95	---	---	---	2,72	8,93	9,85	0,63	2,54	2,97	3,52	B
	2,5+6,0	2,83	6,79	---	---	---	3,00	9,62	9,88	0,67	2,86	3,03	3,36	C
	2,5+7,1	2,70	7,68	---	---	---	3,31	10,38	10,77	0,72	3,22	3,46	3,22	C
	3,5+3,5	4,26	4,26	---	---	---	2,57	8,52	9,02	0,65	2,91	3,15	2,93	D
	3,5+5,0	3,96	5,66	---	---	---	3,00	9,62	9,85	0,68	2,80	2,97	3,44	B
	3,5+6,0	3,80	6,51	---	---	---	3,28	10,31	10,34	0,72	3,19	3,19	3,23	C
	3,5+7,1	3,43	6,97	---	---	---	3,59	10,40	10,78	0,77	3,11	3,35	3,34	C
	5,0+5,0	5,20	5,20	---	---	---	3,42	10,40	10,63	0,67	2,96	3,08	3,51	B
	5,0+6,0	4,73	5,67	---	---	---	3,70	10,40	10,67	0,72	2,89	3,06	3,60	B
5,0+7,1	4,30	6,10	---	---	---	4,01	10,40	10,70	0,79	2,88	3,05	3,61	A	
6,0+6,0	5,20	5,20	---	---	---	3,99	10,40	10,71	0,76	2,88	3,04	3,61	A	
6,0+7,1	4,76	5,64	---	---	---	4,30	10,40	10,74	0,84	2,86	3,03	3,64	A	
5MXS90E7V3B	7,1+7,1	5,20	5,20	---	---	---	4,61	10,40	10,77	0,89	2,85	3,02	3,65	A
	2,0+2,0+2,0	2,44	2,44	2,44	---	---	2,28	7,32	8,67	0,53	1,84	2,32	3,98	A
	2,0+2,0+2,5	2,44	2,44	3,04	---	---	2,43	7,92	9,21	0,55	2,05	2,58	3,86	A
	2,0+2,0+3,5	2,38	2,38	4,17	---	---	2,72	8,93	9,89	0,60	2,42	2,89	3,69	A
	2,0+2,0+5,0	2,21	2,21	5,54	---	---	3,14	9,96	10,67	0,62	2,72	3,06	3,66	A
2,0+2,0+6,0	2,08	2,08	6,24	---	---	3,42	10,40	10,71	0,66	2,87	3,04	3,62	A	

LAMMITYS

ULKOYKSIKKÖ	SISÄ-YKSİKÖT	LÄMMITYSKAPASITEETTI (KW)					KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ LÄMMITYS (KW)			COP	ENERGIA MERKINTÄ
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	HUONE E	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.		
		5MXS90E7V3B	35+35	3,50	3,50	---	---	---	3,73	10,40	10,75	0,70		
	35+50	3,13	4,46	---	---	---	2,57	8,53	9,21	0,57	2,28	2,58	3,74	A
	35+60	2,93	5,01	---	---	---	2,86	9,27	9,89	0,62	2,57	2,89	3,61	A
	35+71	2,75	5,58	---	---	---	3,28	10,31	10,67	0,64	2,89	3,06	3,57	B
	50+50	4,06	4,06	---	---	---	3,56	10,40	10,71	0,68	2,87	3,04	3,62	A
	50+60	3,85	4,62	---	---	---	3,87	10,40	10,75	0,73	2,86	3,03	3,64	A
	50+71	3,66	5,20	---	---	---	3,14	9,96	10,36	0,69	2,89	3,12	3,45	B
	60+60	4,41	4,41	---	---	---	3,56	10,40	10,68	0,69	2,89	3,05	3,60	B
	60+71	4,12	4,88	---	---	---	3,84	10,40	10,72	0,73	2,87	3,04	3,62	A
	71+71	4,50	4,50	---	---	---	4,15	10,40	10,75	0,81	2,86	3,03	3,64	A
	20+20+20	2,00	2,00	2,00	---	---	3,99	10,40	11,01	0,71	2,71	2,93	3,84	A
	20+20+25	2,00	2,00	2,50	---	---	4,27	10,40	11,05	0,75	2,63	2,91	3,95	A
	20+20+35	1,93	1,93	3,38	---	---	4,58	10,40	11,08	0,82	2,62	2,90	3,97	A
	20+20+50	1,72	1,72	4,33	---	---	4,55	10,40	11,09	0,82	2,62	2,90	3,97	A
	20+20+60	1,62	1,62	4,88	---	---	4,86	10,40	11,12	0,87	2,61	2,89	3,98	A
	20+20+71	1,53	1,53	5,45	---	---	2,72	8,94	9,88	0,60	2,42	2,89	3,69	A
	20+25+25	2,00	2,50	2,50	---	---	3,00	9,62	9,89	0,67	2,73	2,89	3,52	B
	20+25+35	1,86	2,32	3,24	---	---	3,42	10,40	10,67	0,67	2,89	3,06	3,60	B
	20+25+50	1,67	2,09	4,18	---	---	3,70	10,40	10,71	0,71	2,87	3,04	3,62	A
	20+25+60	1,58	1,98	4,74	---	---	4,01	10,40	10,75	0,78	2,86	3,03	3,64	A
	20+25+71	1,50	1,87	5,31	---	---	3,28	10,31	10,36	0,72	3,12	3,12	3,30	C
	20+35+35	1,73	3,02	3,02	---	---	3,70	10,40	10,68	0,72	2,89	3,05	3,60	B
	20+35+50	1,58	2,77	3,95	---	---	3,99	10,40	10,72	0,76	2,87	3,04	3,62	A
	20+35+60	1,50	2,63	4,52	---	---	4,30	10,40	10,75	0,83	2,86	3,03	3,64	A
	20+35+71	1,43	2,50	5,07	---	---	4,13	10,40	11,01	0,73	2,71	2,93	3,84	A
	20+50+50	1,46	3,68	3,68	---	---	4,41	10,40	11,05	0,78	2,63	2,91	3,95	A
5MXS90E7V3B	20+50+60	1,39	3,46	4,15	---	---	4,72	10,40	11,08	0,85	2,62	2,90	3,97	A
	20+50+71	1,28	3,19	4,53	---	---	4,69	10,40	11,09	0,85	2,62	2,90	3,97	A
	20+60+60	1,28	3,86	3,86	---	---	5,00	10,40	11,12	0,90	2,61	2,89	3,98	A
	20+60+71	1,19	3,58	4,23	---	---	3,56	10,38	10,76	0,77	3,12	3,35	3,33	C
	25+25+25	2,41	2,41	2,41	---	---	3,99	10,40	10,69	0,77	2,88	3,05	3,61	A
	25+25+35	2,23	2,23	3,13	---	---	4,27	10,40	10,73	0,84	2,87	3,04	3,62	A
	25+25+50	2,03	2,03	4,06	---	---	4,58	10,40	10,76	0,89	2,86	3,02	3,64	A
	25+25+60	1,93	1,93	4,61	---	---	4,41	10,40	11,01	0,78	2,65	2,93	3,92	A
	25+25+71	1,83	1,83	5,20	---	---	4,69	10,40	11,05	0,86	2,63	2,91	3,95	A
	25+35+35	2,08	2,93	2,93	---	---	5,00	10,40	11,09	0,91	2,62	2,90	3,97	A
	25+35+50	1,93	2,70	3,84	---	---	4,97	10,40	11,09	0,91	2,62	2,90	3,97	A
	25+35+60	1,84	2,57	4,41	---	---	4,83	10,38	11,34	0,83	2,48	2,86	4,19	A
	25+35+71	1,72	2,40	4,88	---	---	2,86	9,28	10,18	0,57	2,39	2,76	3,88	A
	25+50+50	1,80	3,60	3,60	---	---	3,00	9,62	10,18	0,59	2,49	2,76	3,86	A
	25+50+60	1,67	3,33	4,00	---	---	3,28	10,31	11,07	0,63	2,70	3,04	3,82	A
	25+50+71	1,54	3,08	4,38	---	---	3,70	10,40	11,05	0,65	2,63	2,91	3,95	A
	25+60+60	1,56	3,72	3,72	---	---	3,99	10,40	11,09	0,69	2,62	2,90	3,97	A
	25+60+71	1,44	3,46	4,10	---	---	4,30	10,40	11,12	0,74	2,61	2,88	3,98	A
	35+35+35	2,77	2,77	2,77	---	---	3,14	9,96	10,83	0,61	2,60	3,04	3,83	A
	35+35+50	2,57	2,57	3,68	---	---	3,42	10,40	10,73	0,66	2,87	3,04	3,62	A
	35+35+60	2,42	2,42	4,16	---	---	3,84	10,40	11,05	0,67	2,63	2,91	3,95	A
	35+35+71	2,23	2,23	4,54	---	---	4,13	10,40	11,09	0,72	2,62	2,90	3,97	A
	35+50+50	2,34	3,33	3,33	---	---	4,44	10,40	11,12	0,79	2,61	2,88	3,98	A
	35+50+60	2,18	3,10	3,72	---	---	3,70	10,40	10,74	0,71	2,87	3,03	3,62	A
	35+50+71	2,02	2,88	4,10	---	---	4,13	10,40	11,06	0,72	2,63	2,91	3,95	A
	35+60+60	2,04	3,48	3,48	---	---	4,41	10,40	11,10	0,77	2,61	2,89	3,98	A
	50+50+50	3,00	3,00	3,00	---	---	4,72	10,40	11,13	0,84	2,60	2,88	4,00	A
	20+20+20+20	1,86	1,86	1,86	1,86	---	4,55	10,40	11,38	0,74	2,46	2,84	4,23	A
	20+20+20+25	1,79	1,79	1,79	2,22	---	4,83	10,40	11,42	0,81	2,44	2,82	4,26	A
	20+20+20+35	1,67	1,67	1,67	2,93	---	3,28	10,31	11,06	0,64	2,70	3,04	3,82	A
	20+20+20+50	1,54	1,54	1,54	3,85	---	3,56	10,40	10,73	0,68	2,87	3,04	3,62	A
	20+20+20+60	1,47	1,47	1,47	4,41	---	3,99	10,40	11,05	0,70	2,63	2,91	3,95	A
5MXS90E7V3B	20+20+20+71	1,37	1,37	1,37	4,89	---	4,27	10,40	11,09	0,74	2,62	2,90	3,97	A
	20+20+25+25	1,73	1,73	2,16	2,16	---	3,58	10,40	11,12	0,82	2,61	2,88	3,98	A
	20+20+25+35	1,62	1,62	2,03	2,85	---	4,84	10,40	10,74	0,73	2,87	3,03	3,62	A
	20+20+25+50	1,50	1,50	1,88	3,77	---	4,27	10,40	11,06	0,75	2,63	2,91	3,95	A
	20+20+25+60	1,44	1,44	1,80	4,32	---	4,55	10,40	11,10	0,82	2,61	2,89	3,98	A
	20+20+25+71	1,32	1,32	1,65	4,71	---	4,86	10,40	11,13	0,87	2,60	2,88	4,00	A
	20+20+35+35	1,54	1,54	2,70	2,70	---	4,69	10,40	11,38	0,76	2,46	2,84	4,23	A
	20+20+35+50	1,44	1,44	2,52	3,60	---	4,97	10,40	11,42	0,83	2,44	2,82	4,26	A
	20+20+35+60	1,33	1,33	2,34	4,00	---	4,13	10,40	10,74	0,78	2,86	3,03	3,64	A
	20+20+35+71	1,23	1,23	2,16	4,38	---	4,55	10,40	11,07	0,83	2,63	2,91	3,95	A
	20+20+50+50	1,29	1,29	3,21	3,21	---	4,83	10,40	11,11	0,87	2,61	2,89	3,98	A
	20+20+50+60	1,20	1,20	3,00	3,60	---	4,97	10,40	11,39	0,84	2,46	2,84	4,23	A
	20+25+25+25	1,67	2,09	2,09	2,09	---	3,42	10,40	10,72	0,66	2,87	3,04	3,62	A
	20+25+25+35	1,57	1,98	1,98	2,77	---	3,70	10,40	10,73	0,71	2,87	3,04	3,62	A
	20+25+25+50	1,46	1,84	1,84	3,68	---	4,13	10,40	11,05	0,72	2,63	2,91	3,95	A
	20+25+25+60	1,39	1,73	1,73	4,15	---	4,41	10,40	11,09	0,77	2,62	2,90	3,97	A
	20+25+25+71	1,27	1,60	1,60	4,53	---	4,72	10,40	11,12	0,84	2,61	2,88	3,98	A
	20+25+35+35	1,50	1,89	2,63	2,63	---	3,99	10,40	10,74	0,76	2,87	3,03	3,62	A
	20+25+35+50	1,39	1,73	2,42	3,46	---	4,41	10,40	11,06	0,77	2,63	2,91	3,95	A
	20+25+35+60	1,28	1,61	2,25	3,86	---	4,69	10,40	11,10	0,85	2,61	2,89	3,98	A
	20+25+35+71	1,19	1,49	2,09	4,23	---	5,00	10,40	11,13	0,90	2,60	2,88	4,00	A
	20+25+50+50	1,25	1,55	3,10	3,10	---	4,83	10,40	11,38	0,82	2,46	2,84	4,23	A
	20+25+50+60	1,17	1,45	2,90	3,48	---	4,27	10,40	10,74	0,84	2,86	3,03	3,64	A
	20+35+35+35	1,44	2,52	2,52	2,52	---	4,69	10,40	11,07	0,85	2,63	2,91	3,95	A
	20+35+35+50	1,29	2,25	2,25	3,21	---	4,97	10,40	11,11	0,90	2,61	2,89	3,98	A
	20+35+35+60	1,20	2,10	2,10	3,60	---	4,55	10,40	10,75	0,89	2,86	3,03	3,64	A
	20+35+50+50	1,17	2,03	2,90	2,90	---	4,97	10,40	11,08	0,91	2,62	2,90	3,97	A
	25+25+25+25	2,60	2,60	2,60	2,60	---	3,42	10,40	10,72	0,66	2,87	3,04	3,62	A

LAMMITYS

ULKOYKSIKÖ	SISÄ- YKSIKÖT	LÄMMITYSKAPASITEETTI (KW)					KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ LÄMMITYS (KW)			COP	ENERGIA MERKINTÄ	
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	HUONE E	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.			
5MXS90E7V3B	2,5+2,5+2,5+3,5	2,36	2,36	2,36	3,32	---	3,70	10,40	10,73	0,71	2,87	3,04	3,62	A	
	2,5+2,5+2,5+5,0	2,08	2,08	2,08	4,16	---	4,13	10,40	11,05	0,72	2,63	2,91	3,95	A	
	2,5+2,5+2,5+6,0	1,93	1,93	1,93	4,61	---	4,41	10,40	11,09	0,77	2,62	2,90	3,97	A	
	2,5+2,5+2,5+7,1	1,78	1,78	1,78	5,06	---	4,72	10,40	11,12	0,84	2,61	2,88	3,98	A	
	2,5+2,5+3,5+3,5	2,17	2,17	3,03	3,03	---	3,99	10,40	10,74	0,76	2,87	3,03	3,62	A	
	2,5+2,5+3,5+5,0	1,93	1,93	2,70	3,84	---	4,41	10,40	11,06	0,77	2,63	2,91	3,95	A	
	2,5+2,5+3,5+6,0	1,79	1,79	2,51	4,31	---	4,69	10,40	11,10	0,85	2,61	2,89	3,98	A	
	2,5+2,5+3,5+7,1	1,67	1,67	2,33	4,73	---	5,00	10,40	11,13	0,90	2,60	2,88	4,00	A	
	2,5+2,5+5,0+5,0	1,73	1,73	3,47	3,47	---	4,83	10,40	11,38	0,82	2,46	2,84	4,23	A	
	2,5+3,5+3,5+3,5	2,00	2,8	2,80	2,80	---	4,27	10,40	10,74	0,84	2,86	3,03	3,64	A	
	2,5+3,5+3,5+5,0	1,79	2,51	2,51	3,59	---	4,69	10,40	11,07	0,85	2,63	2,91	3,95	A	
	2,5+3,5+3,5+6,0	1,67	2,35	2,35	4,03	---	4,97	10,40	11,11	0,90	2,61	2,89	3,98	A	
	3,5+3,5+3,5+3,5	2,60	2,60	2,60	2,60	---	4,55	10,40	10,75	0,89	2,86	3,03	3,64	A	
	3,5+3,5+3,5+5,0	2,35	2,35	2,35	3,35	---	4,97	10,40	11,08	0,91	2,62	2,90	3,97	A	
	2,0+2,0+2,0+2,0+2,0	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	3,42	10,40	11,10	0,58	2,62	2,89	3,97	A	
	2,0+2,0+2,0+2,0+2,5	1,98	1,98	1,98	1,98	2,48	3,56	10,40	11,10	0,60	2,62	2,89	3,97	A	
	2,0+2,0+2,0+2,0+3,5	1,81	1,81	1,81	1,81	3,16	3,84	10,40	11,11	0,67	2,61	2,89	3,98	A	
	2,0+2,0+2,0+2,0+5,0	1,60	1,60	1,60	1,60	4,00	4,27	10,40	11,43	0,68	2,44	2,82	4,26	A	
	2,0+2,0+2,0+2,0+6,0	1,49	1,49	1,49	1,49	4,44	4,55	10,40	11,47	0,72	2,38	2,81	4,37	A	
	2,0+2,0+2,0+2,0+7,1	1,38	1,38	1,38	1,38	4,88	4,86	10,40	11,50	0,79	2,36	2,79	4,41	A	
	2,0+2,0+2,0+2,5+2,5	1,90	1,90	1,90	2,35	2,35	3,70	10,40	11,10	0,62	2,62	2,89	3,97	A	
	2,0+2,0+2,0+2,5+3,5	1,73	1,73	1,73	2,17	3,04	3,99	10,40	11,11	0,69	2,61	2,89	3,98	A	
	2,0+2,0+2,0+2,5+5,0	1,54	1,54	1,54	1,93	3,85	4,41	10,40	11,43	0,70	2,44	2,82	4,26	A	
	2,0+2,0+2,0+2,5+6,0	1,43	1,43	1,43	1,80	4,31	4,69	10,40	11,47	0,74	2,38	2,81	4,37	A	
	2,0+2,0+2,0+2,5+7,1	1,33	1,33	1,33	1,67	4,74	5,00	10,40	11,50	0,82	2,36	2,79	4,41	A	
	2,0+2,0+2,0+3,5+3,5	1,90	1,90	1,90	2,35	2,35	3,70	10,40	11,10	0,62	2,62	2,89	3,97	A	
	5MXS90E7V3B	2,0+2,0+2,0+3,5+5,0	1,43	1,43	1,43	2,51	3,60	4,69	10,40	11,44	0,75	2,44	2,82	4,26	A
		2,0+2,0+2,0+3,5+6,0	1,34	1,34	1,34	2,35	4,03	4,97	10,40	11,48	0,82	2,37	2,80	4,39	A
		2,0+2,0+2,5+2,5+2,5	1,81	1,81	2,26	2,26	2,26	3,84	10,40	11,10	0,67	2,62	2,89	3,97	A
		2,0+2,0+2,5+2,5+3,5	1,66	1,66	2,08	2,08	2,92	4,13	10,40	11,11	0,71	2,61	2,89	3,98	A
		2,0+2,0+2,5+2,5+5,0	1,49	1,49	1,86	1,86	3,70	4,55	10,40	11,43	0,73	2,44	2,82	4,26	A
		2,0+2,0+2,5+2,5+6,0	1,39	1,39	1,73	1,73	4,16	4,83	10,40	11,47	0,80	2,38	2,81	4,37	A
		2,0+2,0+2,5+3,5+3,5	1,54	1,54	1,92	2,70	2,70	4,41	10,40	11,11	0,76	2,61	2,89	3,98	A
2,0+2,0+2,5+3,5+5,0		1,39	1,39	1,72	2,43	3,47	4,83	10,40	11,44	0,80	2,44	2,82	4,26	A	
2,0+2,0+3,5+3,5+3,5		1,44	1,44	2,52	2,50	2,50	4,69	10,40	11,12	0,84	2,61	2,89	3,98	A	
2,0+2,5+2,5+2,5+2,5		1,72	2,17	2,17	2,17	2,17	3,99	10,40	11,10	0,69	2,62	2,89	3,97	A	
2,0+2,5+2,5+2,5+3,5		1,60	2,00	2,00	2,00	2,80	4,27	10,40	11,11	0,74	2,61	2,89	3,98	A	
2,0+2,5+2,5+2,5+5,0		1,44	1,79	1,79	1,79	3,59	4,69	10,40	11,43	0,75	2,44	2,82	4,26	A	
2,0+2,5+2,5+2,5+6,0		1,33	1,68	1,68	1,68	4,03	4,97	10,40	11,47	0,82	2,38	2,81	4,37	A	
2,0+2,5+2,5+3,5+3,5		1,48	1,86	1,86	2,60	2,60	4,55	10,40	11,11	0,82	2,61	2,89	3,98	A	
2,0+2,5+2,5+3,5+5,0		1,34	1,68	1,68	2,35	3,35	4,97	10,40	11,44	0,83	2,44	2,82	4,26	A	
2,0+2,5+3,5+3,5+3,5		1,38	1,73	2,43	2,43	2,43	4,83	10,40	11,12	0,87	2,61	2,89	3,98	A	
2,5+2,5+2,5+2,5+2,5		2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	4,13	10,40	11,10	0,72	2,62	2,89	3,97	A	
2,5+2,5+2,5+2,5+3,5		1,93	1,93	1,93	1,93	2,68	4,41	10,40	11,11	0,77	2,61	2,89	3,98	A	
2,5+2,5+2,5+2,5+5,0		1,73	1,73	1,73	1,73	3,48	4,83	10,40	11,43	0,81	2,44	2,82	4,26	A	
2,5+2,5+2,5+3,5+3,5		1,80	1,80	1,80	2,50	2,50	4,69	10,40	11,11	0,85	2,61	2,89	3,98	A	
2,5+2,5+3,5+3,5+3,5		1,69	1,69	2,34	2,34	2,34	4,97	10,40	11,12	0,90	2,61	2,89	3,98	A	

Huom: Liitettyä 2,0, 2,5 ja 3,5 luokkaan: seinäasenteinen D-tyyppi / 5,0, 6,0, 7,1 luokkaan: seinäasenteinen E-tyyppi

JAAHDYTYS

ULKOYKSIKÖ	SISÄ- YKSIKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (KW)					KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYS (kW)			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)	
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	HUONE E	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.				
5MXS90E7V3B	2,0	2,00	---	---	---	---	1,88	2,00	3,03	0,45	0,56	1,02	3,57	A	280	
	2,5	2,50	---	---	---	---	2,00	2,50	3,54	0,49	0,71	1,22	3,52	A	355	
	3,5	3,50	---	---	---	---	2,05	3,50	4,80	0,52	1,14	1,47	3,07	B	570	
	5,0	5,00	---	---	---	---	2,22	5,00	5,82	0,49	1,52	1,79	3,29	A	760	
	6,0	6,00	---	---	---	---	2,33	6,00	6,60	0,50	1,89	2,24	3,17	B	945	
	7,1	7,10	---	---	---	---	2,45	7,10	7,38	0,53	2,57	2,74	2,76	D	1285	
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	---	2,11	4,00	5,28	0,49	1,14	1,79	3,51	A	570	
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	---	2,16	4,50	5,70	0,49	1,30	1,79	3,46	A	650	
	2,0+3,5	2,00	3,50	---	---	---	2,27	5,50	6,32	0,49	1,70	2,09	3,24	A	850	
	2,0+5,0	2,00	5,00	---	---	---	2,44	7,00	7,31	0,50	2,22	2,39	3,15	B	1110	
	2,0+6,0	1,86	5,56	---	---	---	2,58	7,42	7,96	0,54	2,45	2,81	3,03	B	1225	
	2,0+7,1	1,71	6,09	---	---	---	2,74	7,80	8,44	0,57	2,69	3,13	2,90	C	1345	
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	---	2,22	5,00	6,15	0,46	1,38	1,99	3,62	A	690	
	2,5+3,5	2,50	3,50	---	---	---	2,33	6,00	6,60	0,49	1,94	2,29	3,09	B	970	
	2,5+5,0	2,41	4,83	---	---	---	2,51	7,24	7,64	0,54	2,39	2,62	3,03	B	1195	
	2,5+6,0	2,23	5,36	---	---	---	2,66	7,59	8,25	0,57	2,57	2,99	2,95	C	1285	
	2,5+7,1	2,08	5,90	---	---	---	2,82	7,98	8,44	0,60	2,81	3,13	2,84	C	1405	
	3,5+3,5	3,50	3,50	---	---	---	2,44	7,00	7,31	0,53	2,51	2,74	2,79	D	1255	
	3,5+5,0	3,13	4,46	---	---	---	2,66	7,59	8,21	0,57	2,56	2,99	2,96	C	1280	
	3,5+6,0	2,93	5,01	---	---	---	2,80	7,94	8,42	0,60	2,81	3,12	2,83	C	1405	
	3,5+7,1	2,75	5,58	---	---	---	2,96	8,33	8,44	0,64	3,06	3,13	2,72	D	1530	
	5,0+5,0	4,06	4,06	---	---	---	2,88	8,12	9,02	0,61	2,62	3,21	3,10	B	1310	
	5,0+6,0	3,85	4,62	---	---	---	3,02	8,47	9,05	0,61	2,81	3,21	3,01	B	1405	
	5,0+7,1	3,66	5,20	---	---	---	3,19	8,86	9,25	0,64	3,08	3,35	2,88	C	1540	
	6,0+6,0	4,41	4,41	---	---	---	3,17	8,82	9,27	0,64	3,08	3,36	2,86	C	1540	
	6,0+7,1	4,12	4,88	---	---	---	3,33	9,00	9,29	0,68	3,08	3,36	2,92	C	1540	
	5MXS90E7V3B	7,1+7,1	4,50	4,50	---	---	---	3,49	9,00	9,31	0,71	3,02	3,36	2,98	C	1510
		2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	---	---	2,33	6,00	6,63	0,50	1,66	2,01	3,61	A	830
		2,0+2,0+2,5	2,00	2,00	2,50	---	---	2,38	6,50	6,97	0,50	1,96	2,22	3,32	A	980
		2,0+2,0+3,5	1,93	1,93	3,38	---	---	2,51	7,24	7,64	0,54	2,39	2,62	3,03	B	1195

JAAHDYTYS

ULKOYKSIKKÖ	SISÄ-YKSIKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (KW)					KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYS (kW)			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)	
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	HUONE E	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.				
5MXS90E7V3B	2.0+2.0+5.0	172	172	433	---	---	2,73	777	853	0,58	2,38	2,87	3,26	A	1190	
	2.0+2.0+6.0	162	162	488	---	---	2,88	812	903	0,61	2,62	3,21	3,10	B	1310	
	2.0+2.0+7.0	153	153	545	---	---	3,04	851	925	0,61	2,81	3,35	3,03	B	1405	
	2.0+2.5+2.5	200	250	250	---	---	2,44	700	731	0,50	2,22	2,39	3,15	B	1110	
	2.0+2.5+3.5	186	232	324	---	---	2,58	742	796	0,54	2,51	2,87	2,96	C	1255	
	2.0+2.5+5.0	167	209	418	---	---	2,80	794	878	0,58	2,49	3,07	3,19	B	1245	
	2.0+2.5+6.0	158	198	474	---	---	2,95	830	905	0,61	2,68	3,21	3,10	B	1340	
	2.0+2.5+7.0	150	187	531	---	---	3,11	868	925	0,64	2,94	3,35	2,95	C	1470	
	2.0+3.5+3.5	173	302	302	---	---	2,73	777	838	0,57	2,74	3,12	2,84	C	1370	
	2.0+3.5+5.0	158	277	395	---	---	2,95	830	901	0,61	2,74	3,21	3,03	B	1370	
	2.0+3.5+6.0	150	263	452	---	---	3,10	865	923	0,64	2,94	3,35	2,94	C	1470	
	2.0+3.5+7.0	143	250	507	---	---	3,26	900	925	0,68	3,21	3,35	2,80	C	1605	
	2.0+5.0+5.0	146	368	368	---	---	3,17	882	981	0,64	2,74	3,44	3,22	A	1370	
	2.0+5.0+6.0	139	346	415	---	---	3,32	900	987	0,64	2,81	3,45	3,20	A	1405	
	2.0+5.0+7.0	128	319	453	---	---	3,48	900	989	0,68	2,74	3,45	3,28	A	1370	
	2.0+6.0+6.0	128	386	386	---	---	3,46	900	990	0,68	2,68	3,45	3,36	A	1340	
	2.0+6.0+7.0	119	358	423	---	---	3,63	900	1037	0,71	2,61	4,00	3,45	A	1305	
	2.5+2.5+2.5	241	241	241	---	---	2,51	723	764	0,54	2,39	2,62	3,03	B	1195	
	2.5+2.5+3.5	223	223	313	---	---	2,66	759	821	0,57	2,62	2,99	2,90	C	1310	
	2.5+2.5+5.0	203	203	406	---	---	2,88	812	901	0,61	2,62	3,21	3,10	B	1310	
	2.5+2.5+6.0	193	193	461	---	---	3,02	847	905	0,61	2,81	3,21	3,01	B	1405	
	2.5+2.5+7.0	183	183	520	---	---	3,19	886	925	0,64	3,08	3,35	2,88	C	1540	
	2.5+3.5+3.5	208	293	293	---	---	2,80	794	838	0,60	2,80	3,12	2,84	C	1400	
	2.5+3.5+5.0	193	270	384	---	---	3,02	847	901	0,61	2,87	3,21	2,95	C	1435	
	2.5+3.5+6.0	184	257	441	---	---	3,17	882	923	0,64	3,07	3,35	2,87	C	1535	
	2.5+3.5+7.0	172	240	488	---	---	3,33	900	925	0,68	3,21	3,35	2,80	C	1605	
	5MXS90E7V3B	2.5+5.0+5.0	180	360	360	---	---	3,24	900	983	0,64	2,87	3,44	3,14	B	1435
		2.5+5.0+6.0	167	333	400	---	---	3,39	900	987	0,68	2,87	3,45	3,14	B	1435
		2.5+5.0+7.0	154	308	438	---	---	3,55	900	989	0,71	2,74	3,45	3,28	A	1370
		2.5+6.0+6.0	156	372	372	---	---	3,54	900	990	0,71	2,74	3,45	3,28	A	1370
		2.5+6.0+7.0	144	346	410	---	---	3,70	900	1037	0,71	2,68	4,00	3,36	A	1340
		3.5+3.5+3.5	277	277	277	---	---	2,95	831	850	0,64	3,12	3,25	2,66	D	1560
		3.5+3.5+5.0	257	257	368	---	---	3,17	882	919	0,64	3,07	3,34	2,87	C	1535
3.5+3.5+6.0		242	242	416	---	---	3,32	900	923	0,68	3,14	3,35	2,87	C	1570	
3.5+3.5+7.0		223	223	454	---	---	3,48	900	925	0,71	3,08	3,35	2,92	C	1540	
3.5+5.0+5.0		234	333	333	---	---	3,39	900	983	0,68	2,87	3,44	3,14	B	1435	
3.5+5.0+6.0		218	310	372	---	---	3,54	900	987	0,71	2,87	3,45	3,14	B	1435	
3.5+5.0+7.0		202	288	410	---	---	3,70	900	1034	0,71	2,74	3,99	3,28	A	1370	
3.5+6.0+6.0		204	348	348	---	---	3,69	900	1035	0,71	2,74	3,99	3,28	A	1370	
5.0+5.0+5.0		300	300	300	---	---	3,61	900	1045	0,68	3,02	3,54	3,57	A	1260	
2.0+2.0+2.0+2.0		186	186	186	186	---	2,58	744	796	0,54	2,09	2,38	3,56	A	1045	
2.0+2.0+2.0+2.5		179	179	179	222	---	2,66	759	825	0,54	2,15	2,56	3,53	A	1075	
2.0+2.0+2.0+3.5		167	167	167	293	---	2,80	794	878	0,58	2,38	2,87	3,34	A	1190	
2.0+2.0+2.0+5.0		154	154	154	385	---	3,02	847	945	0,61	2,54	3,15	3,33	A	1270	
2.0+2.0+2.0+6.0		147	147	147	441	---	3,17	882	981	0,64	2,74	3,45	3,22	A	1370	
2.0+2.0+2.0+7.0		137	137	137	489	---	3,33	900	989	0,64	2,81	3,45	3,20	A	1405	
2.0+2.0+2.5+2.5		173	173	216	216	---	2,73	778	853	0,58	2,26	2,74	3,44	A	1130	
2.0+2.0+2.5+3.5		162	162	203	285	---	2,88	812	901	0,61	2,62	3,21	3,10	B	1310	
2.0+2.0+2.5+5.0		150	150	188	377	---	3,10	865	964	0,61	2,61	3,29	3,31	A	1305	
2.0+2.0+2.5+6.0		144	144	180	432	---	3,24	900	987	0,64	2,87	3,45	3,14	B	1435	
2.0+2.0+2.5+7.0		132	132	165	471	---	3,41	900	989	0,68	2,81	3,45	3,20	A	1405	
2.0+2.0+3.0+3.5		154	154	270	270	---	3,02	848	901	0,61	2,87	3,21	2,95	C	1435	
2.0+2.0+3.5+5.0		144	144	252	360	---	3,24	900	983	0,64	2,87	3,44	3,14	B	1435	
2.0+2.0+3.5+6.0		133	133	234	400	---	3,39	900	987	0,68	2,81	3,45	3,20	A	1405	
2.0+2.0+3.5+7.0		123	123	216	438	---	3,55	900	989	0,71	2,74	3,45	3,28	A	1370	
2.0+2.0+5.0+5.0		129	129	321	321	---	3,46	900	1031	0,68	2,52	3,46	3,57	A	1260	
2.0+2.0+5.0+6.0		120	120	300	360	---	3,61	900	1045	0,68	2,52	3,54	3,57	A	1260	
2.0+2.5+2.5+2.5		167	209	209	209	---	2,80	794	878	0,58	2,38	2,87	3,34	A	1190	
5MXS90E7V3B		2.0+2.5+2.5+3.5	157	198	198	277	---	2,95	830	901	0,61	2,74	3,21	3,03	B	1370
		2.0+2.5+2.5+5.0	146	184	184	368	---	3,17	882	981	0,64	2,74	3,44	3,22	A	1370
		2.0+2.5+2.5+6.0	139	173	173	415	---	3,32	900	987	0,64	2,81	3,45	3,20	A	1405
		2.0+2.5+2.5+7.0	127	160	160	453	---	3,48	900	989	0,68	2,74	3,45	3,28	A	1370
		2.0+2.5+3.5+3.5	150	189	263	263	---	3,10	865	919	0,64	3,00	3,34	2,88	C	1500
		2.0+2.5+3.5+5.0	139	173	242	346	---	3,32	900	983	0,64	2,87	3,44	3,14	B	1435
		2.0+2.5+3.5+6.0	128	161	225	386	---	3,46	900	987	0,68	2,81	3,45	3,20	A	1405
	2.0+2.5+3.5+7.0	119	149	209	423	---	3,63	900	1033	0,71	2,74	3,99	3,28	A	1370	
	2.0+2.5+5.0+5.0	125	155	310	310	---	3,54	900	1038	0,68	2,52	3,54	3,57	A	1260	
	2.0+2.5+5.0+6.0	117	145	290	348	---	3,69	900	1049	0,71	2,52	3,54	3,57	A	1260	
	2.0+3.5+3.5+3.5	144	252	252	252	---	3,24	900	919	0,68	3,21	3,34	2,80	C	1605	
	2.0+3.5+3.5+5.0	129	225	225	321	---	3,46	900	983	0,68	2,87	3,44	3,14	B	1435	
	2.0+3.5+3.5+6.0	120	210	210	360	---	3,61	900	1031	0,71	2,81	3,99	3,20	A	1405	
	2.0+3.5+5.0+5.0	117	203	290	290	---	3,69	900	1049	0,71	2,52	3,62	3,57	A	1260	
	2.5+2.5+2.5+2.5	203	203	203	203	---	2,88	812	901	0,61	2,62	3,21	3,10	B	1310	
	2.5+2.5+2.5+3.5	193	193	193	268	---	3,02	847	901	0,61	2,87	3,21	2,95	C	1435	
	2.5+2.5+2.5+5.0	180	180	180	360	---	3,24	900	983	0,64	2,87	3,44	3,14	B	1435	
	2.5+2.5+2.5+6.0	167	167	167	399	---	3,39	900	987	0,68	2,81	3,45	3,20	A	1405	
	2.5+2.5+2.5+7.0	154	154	154	438	---	3,55	900	989	0,71	2,74	3,45	3,28	A	1370	
	2.5+2.5+3.5+3.5	184	184	257	257	---	3,17	882	919	0,64	3,07	3,34	2,87	C	1535	
	2.5+2.5+3.5+5.0	167	167	233	333	---	3,39	900	983	0,68	2,87	3,44	3,14	B	1435	
	2.5+2.5+3.5+6.5	155	155	218	372	---	3,54	900	987	0,71	2,81	3,45	3,20	A	1405	
	2.5+2.5+3.5+7.0	144	144	202	410	---	3,70	900	1033	0,71	2,74	3,99	3,28	A	1370	
	2.5+2.5+5.0+5.0	150	150	300	300	---	3,61	900	1045	0,68	2,52	3,54	3,57	A	1260	
	2.5+3.5+3.5+3.5	174	242	242	242	---	3,32	900	921	0,68	3,21	3,34	2,80	C	1605	
	2.5+3.5+3.5+5.0	156	217	217	310	---	3,54	900	983	0,71	2,87	3,44	3,14	B	1435	
	2.5+3.5+3.5+6.0	146	203	203	348	---	3,69	900	1031	0,71	2,81	3,99	3,20	A	1405	

JAAHDYTYS

ULKOKYSIKÖ	SISÄ- YKSIKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (KW)					KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYK (kW)			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)	
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	HUONE E	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.				
5MXS90E7V3B	3,5+3,5+3,5+3,5	2,25	2,25	2,25	2,25	---	3,46	9,00	9,19	0,71	3,21	3,34	2,80	C	1605	
	3,5+3,5+3,5+5,0	2,03	2,03	2,03	2,91	---	3,69	9,00	10,27	0,71	2,87	3,98	3,14	B	1435	
	2,0+2,0+2,0+2,0+2,0	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	2,88	815	9,03	0,58	2,35	2,87	3,47	A	1175	
	2,0+2,0+2,0+2,0+2,5	1,58	1,58	1,58	1,58	1,98	2,95	830	9,25	0,58	2,42	3,01	3,43	A	1210	
	2,0+2,0+2,0+2,0+3,5	1,50	1,50	1,50	1,50	2,65	3,10	8,65	9,64	0,61	2,61	3,37	3,31	A	1305	
	2,0+2,0+2,0+2,0+5,0	1,38	1,38	1,38	1,38	3,48	3,32	9,00	10,09	0,65	2,52	3,30	3,57	A	1260	
	2,0+2,0+2,0+2,0+6,0	1,29	1,29	1,29	1,29	3,84	3,46	9,00	10,31	0,65	2,56	3,46	3,52	A	1280	
	2,0+2,0+2,0+2,0+7,1	1,19	1,19	1,19	1,19	4,24	3,63	9,00	10,46	0,68	2,52	3,55	3,57	A	1260	
	2,0+2,0+2,0+2,5+2,5	1,54	1,54	1,54	1,92	1,92	3,02	8,46	9,45	0,61	2,54	3,22	3,33	A	1270	
	2,0+2,0+2,0+2,5+3,5	1,47	1,47	1,47	1,84	2,57	3,17	8,82	9,81	0,64	2,74	3,44	3,22	A	1370	
	2,0+2,0+2,0+2,5+5,0	1,33	1,33	1,33	1,67	3,34	3,39	9,00	10,21	0,65	2,52	3,38	3,57	A	1260	
	2,0+2,0+2,0+2,5+6,0	1,24	1,24	1,24	1,55	3,73	3,54	9,00	10,38	0,68	2,56	3,46	3,52	A	1280	
	2,0+2,0+2,0+2,5+7,1	1,15	1,15	1,15	1,44	4,11	3,70	9,00	10,50	0,71	2,52	3,55	3,57	A	1260	
	2,0+2,0+2,0+3,5+3,5	1,54	1,54	1,54	1,92	1,92	3,02	8,46	9,45	0,61	2,54	3,22	3,33	A	1270	
	2,0+2,0+2,0+3,5+5,0	1,24	1,24	1,24	2,17	3,11	3,54	9,00	10,38	0,68	2,56	3,54	3,52	A	1280	
	2,0+2,0+2,0+3,5+6,0	1,16	1,16	1,16	2,03	3,49	3,69	9,00	10,49	0,71	2,52	3,54	3,57	A	1260	
	2,0+2,0+2,5+2,5+2,5	1,51	1,51	1,88	1,88	1,88	3,10	8,66	9,64	0,61	2,67	3,37	3,24	A	1335	
	2,0+2,0+2,5+2,5+3,5	1,44	1,44	1,80	1,80	2,52	3,24	9,00	9,83	0,64	2,87	3,44	3,14	B	1435	
	2,0+2,0+2,5+2,5+5,0	1,29	1,29	1,61	1,61	3,20	3,46	9,00	10,31	0,68	2,52	3,46	3,57	A	1260	
	2,0+2,0+2,5+2,5+6,0	1,20	1,20	1,50	1,50	3,60	3,61	9,00	10,45	0,68	2,52	3,54	3,57	A	1260	
	2,0+2,0+2,5+3,5+3,5	1,33	1,33	1,68	2,33	2,33	3,39	9,00	9,83	0,68	2,87	3,44	3,14	B	1435	
	2,0+2,0+2,5+3,5+5,0	1,20	1,20	1,50	2,10	3,00	3,61	9,00	10,45	0,68	2,52	3,54	3,57	A	1260	
	2,0+2,0+3,5+3,5+3,5	1,23	1,23	2,18	2,18	2,18	3,54	9,00	9,83	0,71	2,87	3,44	3,14	B	1435	
	2,0+2,5+2,5+2,5+2,5	1,46	1,84	1,84	1,84	1,84	3,17	8,82	9,81	0,64	2,74	3,44	3,22	A	1370	
	2,0+2,5+2,5+2,5+3,5	1,39	1,73	1,73	1,73	2,42	3,32	9,00	9,83	0,64	2,87	3,44	3,14	B	1435	
	2,0+2,5+2,5+2,5+5,0	1,25	1,55	1,55	1,55	3,10	3,54	9,00	10,38	0,68	2,52	3,54	3,57	A	1260	
	5MXS90E7V3B	2,0+2,5+2,5+2,5+6,0	1,17	1,45	1,45	1,45	3,48	3,69	9,00	10,49	0,71	2,52	3,54	3,57	A	1260
		2,0+2,5+2,5+3,5+3,5	1,28	1,61	1,61	2,25	2,25	3,46	9,00	9,83	0,68	2,87	3,44	3,14	B	1435
		2,0+2,5+2,5+3,5+5,0	1,17	1,45	1,45	2,03	2,90	3,69	9,00	10,49	0,71	2,52	3,62	3,57	A	1260
		2,0+2,5+3,5+3,5+3,5	1,20	1,50	2,10	2,10	2,10	3,61	9,00	10,27	0,71	2,87	3,98	3,14	B	1435
		2,5+2,5+2,5+2,5+2,5	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	3,24	9,00	9,83	0,64	2,87	3,44	3,14	B	1435
		2,5+2,5+2,5+2,5+3,5	1,67	1,67	1,67	1,67	2,32	3,39	9,00	9,83	0,68	2,80	3,44	3,21	A	1400
		2,5+2,5+2,5+2,5+5,0	1,50	1,50	1,50	1,50	3,00	3,61	9,00	10,45	0,68	2,52	3,54	3,57	A	1260
		2,5+2,5+2,5+3,5+3,5	1,56	1,56	1,56	2,16	2,16	3,54	9,00	9,83	0,71	2,87	3,44	3,14	B	1435
		2,5+2,5+3,5+3,5+3,5	1,44	1,44	2,04	2,04	2,04	3,69	9,00	10,27	0,75	2,80	3,98	3,21	A	1400

LÄMMITYS

ULKOKYSIKÖ	SISÄ- YKSIKÖT	LÄMMITYSKAPASITEETTI (KW)					KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ LÄMMITYS (KW)			COP	ENERGIA MERKINTÄ
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	HUONE E	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.		
5MXS90E7V3B	2,0	2,44	---	---	---	---	1,36	2,44	4,20	0,35	0,71	1,38	3,44	B
	2,5	3,05	---	---	---	---	1,42	3,05	4,65	0,37	0,90	1,49	3,39	C
	3,5	4,27	---	---	---	---	1,54	4,27	5,11	0,39	1,43	1,96	2,99	D
	5,0	6,09	---	---	---	---	1,98	6,09	7,45	0,48	1,80	2,41	3,38	C
	6,0	7,31	---	---	---	---	2,28	7,31	8,53	0,60	2,30	2,89	3,18	D
	7,1	8,65	---	---	---	---	2,60	8,65	9,02	0,67	2,87	3,04	3,01	D
	2,0+2,0	2,44	2,44	---	---	---	1,69	4,88	6,85	0,39	1,23	1,89	3,97	A
	2,0+2,5	2,44	3,05	---	---	---	1,84	5,49	7,25	0,43	1,42	2,07	3,87	A
	2,0+3,5	2,44	4,26	---	---	---	2,13	6,70	7,73	0,50	2,01	2,46	3,33	C
	2,0+5,0	2,44	6,09	---	---	---	2,57	8,53	9,17	0,61	2,35	2,66	3,63	A
	2,0+6,0	2,32	6,95	---	---	---	2,86	9,27	9,85	0,65	2,64	2,97	3,51	B
	2,0+7,1	2,20	7,83	---	---	---	3,17	10,03	10,34	0,70	3,02	3,19	3,32	C
	2,5+2,5	3,04	3,04	---	---	---	1,98	6,08	7,45	0,48	1,78	2,37	3,42	B
	2,5+3,5	3,05	4,26	---	---	---	2,28	7,31	8,51	0,63	2,36	2,96	3,10	D
	2,5+5,0	2,98	5,95	---	---	---	2,72	8,93	9,82	0,63	2,55	2,93	3,50	B
	2,5+6,0	2,83	6,79	---	---	---	3,00	9,62	9,85	0,68	2,87	3,04	3,35	C
	2,5+7,1	2,70	7,68	---	---	---	3,31	10,38	10,74	0,72	3,29	3,47	3,16	D
	3,5+3,5	4,27	4,27	---	---	---	2,57	8,54	8,99	0,68	2,93	3,18	2,91	D
	3,5+5,0	3,96	5,66	---	---	---	3,00	9,62	9,83	0,68	2,81	2,98	3,42	B
	3,5+6,0	3,80	6,51	---	---	---	3,28	10,31	10,31	0,73	3,20	3,20	3,22	C
	3,5+7,1	3,43	6,97	---	---	---	3,59	10,40	10,75	0,77	3,18	3,36	3,27	C
	5,0+5,0	5,20	5,20	---	---	---	3,42	10,40	10,63	0,67	2,96	3,08	3,51	B
	5,0+6,0	4,73	5,67	---	---	---	3,70	10,40	10,67	0,72	2,89	3,06	3,60	B
	5,0+7,1	4,30	6,10	---	---	---	4,01	10,40	10,70	0,79	2,88	3,05	3,61	A
	6,0+6,0	5,20	5,20	---	---	---	3,99	10,40	10,71	0,76	2,88	3,04	3,61	A
	6,0+7,1	4,76	5,64	---	---	---	4,30	10,40	10,74	0,84	2,86	3,03	3,64	A
	5MXS90E7V3B	7,1+7,1	5,20	5,20	---	---	---	4,61	10,40	10,77	0,89	2,85	3,02	3,65
2,0+2,0+2,0		2,44	2,44	2,44	---	---	2,28	7,32	8,64	0,56	1,86	2,36	3,94	A
2,0+2,0+2,5		2,44	2,44	3,04	---	---	2,43	7,92	9,16	0,59	2,08	2,61	3,81	A
2,0+2,0+3,5		2,38	2,38	4,17	---	---	2,72	8,93	9,81	0,63	2,50	2,87	3,57	B
2,0+2,0+5,0		2,21	2,21	5,54	---	---	3,14	9,96	10,61	0,63	2,74	3,08	3,64	A
2,0+2,0+6,0		2,08	2,08	6,24	---	---	3,42	10,40	10,65	0,67	2,95	3,07	3,53	B
2,0+2,0+7,1		1,87	1,87	6,66	---	---	3,73	10,40	10,68	0,71	2,89	3,05	3,60	B
2,0+2,5+2,5		2,43	3,05	3,05	---	---	2,57	8,53	9,16	0,61	2,31	2,61	3,69	A
2,0+2,5+3,5		2,31	2,90	4,06	---	---	2,86	9,27	9,81	0,66	2,61	2,87	3,55	B
2,0+2,5+5,0		2,17	2,71	5,43	---	---	3,28	10,31	10,61	0,65	2,91	3,08	3,54	B
2,0+2,5+6,0		1,98	2,48	5,94	---	---	3,56	10,40	10,65	0,70	2,95	3,07	3,53	B
2,0+2,5+7,1		1,79	2,24	6,37	---	---	3,87	10,40	10,68	0,77	2,89	3,05	3,60	B
2,0+3,5+3,5		2,22	3,87	3,87	---	---	3,14	9,96	10,27	0,71	2,99	3,16	3,33	C
2,0+3,5+5,0		1,98	3,47	4,95	---	---	3,56	10,40	10,62	0,70	2,97	3,08	3,50	B
2,0+3,5+6,0		1,80	3,17	5,43	---	---	3,84	10,40	10,66	0,74	2,89	3,06	3,60	B
2,0+3,5+7,1	1,65	2,89	5,86	---	---	4,15	10,40	10,69	0,82	2,88	3,05	3,61	A	
2,0+5,0+5,0	1,74	4,33	4,33	---	---	3,99	10,40	10,97	0,71	2,72	2,94	3,82	A	
2,0+5,0+6,0	1,60	4,00	4,80	---	---	4,27	10,40	11,01	0,76	2,65	2,93	3,92	A	

LAMMITYS

ULKOYKSIKKÖ	SISÄYKSIKÖT	LÄMMITYSKAPASITEETTI (KW)					KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ LÄMMITYS (KW)			COP	ENERGIA MÄRKINTÄ	
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	HUONE E	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.			
5MXS90E7V3B	2,0+5,0+7,1	1,47	3,69	2,4	---	---	4,58	10,40	11,05	0,83	2,63	2,91	3,95	A	
	2,0+6,0+6,0	1,48	4,46	4,46	---	---	4,55	10,40	11,05	0,83	2,63	2,91	3,95	A	
	2,0+6,0+7,1	1,38	4,13	4,89	---	---	4,86	10,40	11,09	0,88	2,62	2,90	3,97	A	
	2,5+2,5+2,5	2,98	2,98	2,98	---	---	2,72	8,94	9,81	0,64	2,51	2,93	3,56	B	
	2,5+2,5+3,5	2,83	2,83	3,96	---	---	3,00	9,62	9,81	0,68	2,82	2,87	3,41	B	
	2,5+2,5+5,0	2,60	2,60	5,20	---	---	3,42	10,40	10,61	0,68	2,97	3,08	3,50	B	
	2,5+2,5+6,0	2,36	2,36	5,68	---	---	3,70	10,40	10,65	0,72	2,95	3,07	3,53	B	
	2,5+2,5+7,1	2,15	2,15	6,10	---	---	4,01	10,40	10,68	0,79	2,89	3,05	3,60	B	
	2,5+3,5+3,5	2,71	3,80	3,80	---	---	3,28	10,31	10,27	0,73	3,16	3,16	3,26	C	
	2,5+3,5+5,0	2,36	3,31	4,73	---	---	3,70	10,40	10,62	0,73	2,97	3,08	3,50	B	
	2,5+3,5+6,0	2,17	3,03	5,20	---	---	3,99	10,40	10,66	0,77	2,89	3,06	3,60	B	
	2,5+3,5+7,1	1,98	2,78	5,64	---	---	4,30	10,40	10,69	0,85	2,88	3,05	3,61	A	
	2,5+5,0+5,0	2,08	4,16	4,16	---	---	4,13	10,40	10,97	0,74	2,72	2,94	3,82	A	
	2,5+5,0+6,0	1,93	3,85	4,62	---	---	4,41	10,40	11,01	0,78	2,65	2,93	3,92	A	
	2,5+5,0+7,1	1,78	3,56	5,06	---	---	4,72	10,40	11,05	0,86	2,63	2,91	3,95	A	
	2,5+6,0+6,0	1,80	4,30	4,30	---	---	4,69	10,40	11,05	0,86	2,63	2,91	3,95	A	
	2,5+6,0+7,1	1,67	4,00	4,73	---	---	5,00	10,40	11,09	0,91	2,62	2,90	3,97	A	
	3,5+3,5+3,5	3,46	3,46	3,46	---	---	3,56	10,38	10,67	0,79	3,21	3,39	3,23	C	
	3,5+3,5+5,0	3,03	3,03	4,34	---	---	3,99	10,40	10,63	0,80	2,96	3,07	3,51	B	
	3,5+3,5+6,0	2,80	2,80	4,80	---	---	4,27	10,40	10,67	0,85	2,89	3,06	3,60	B	
	3,5+3,5+7,1	2,58	2,58	5,24	---	---	4,58	10,40	10,70	0,90	2,88	3,05	3,61	A	
	3,5+5,0+5,0	2,70	3,85	3,85	---	---	4,41	10,40	10,98	0,79	2,72	2,94	3,82	A	
	3,5+5,0+6,0	2,51	3,59	4,30	---	---	4,69	10,40	11,02	0,86	2,64	2,92	3,94	A	
	3,5+5,0+7,1	2,34	3,33	4,73	---	---	5,00	10,40	11,06	0,91	2,63	2,91	3,95	A	
	3,5+6,0+6,0	2,34	4,03	4,03	---	---	4,97	10,40	11,06	0,91	2,63	2,91	3,95	A	
	5,0+5,0+5,0	3,46	3,46	3,46	---	---	4,83	10,38	11,34	0,83	2,48	2,86	4,19	A	
	5MXS90E7V3B	2,0+2,0+2,0+2,0	2,32	2,32	2,32	2,32	---	2,86	9,28	10,08	0,59	2,44	2,80	3,80	A
		2,0+2,0+2,0+2,5	2,26	2,26	2,26	2,84	---	3,00	9,62	10,08	0,61	2,59	2,80	3,71	A
		2,0+2,0+2,0+3,5	2,17	2,17	2,17	3,80	---	3,28	10,31	10,94	0,65	2,74	3,09	3,76	A
		2,0+2,0+2,0+5,0	1,89	1,89	1,89	4,73	---	3,70	10,40	10,96	0,67	2,73	2,95	3,81	A
		2,0+2,0+2,0+6,0	1,73	1,73	1,73	5,21	---	3,99	10,40	11,00	0,71	2,71	2,93	3,84	A
		2,0+2,0+2,0+7,1	1,59	1,59	1,59	5,63	---	4,30	10,40	11,03	0,78	2,64	2,92	3,94	A
		2,0+2,0+2,5+2,5	2,21	2,21	2,77	2,77	---	3,14	9,96	10,70	0,63	2,70	3,09	3,69	A
		2,0+2,0+2,5+3,5	2,08	2,08	2,60	3,64	---	3,42	10,40	10,60	0,68	2,97	3,09	3,50	B
		2,0+2,0+2,5+5,0	1,81	1,81	2,26	4,52	---	3,84	10,40	10,96	0,69	2,73	2,95	3,81	A
		2,0+2,0+2,5+6,0	1,66	1,66	2,08	5,00	---	4,13	10,40	11,00	0,73	2,71	2,93	3,84	A
		2,0+2,0+2,5+7,1	1,53	1,53	1,91	5,43	---	4,44	10,40	11,03	0,81	2,64	2,92	3,94	A
2,0+2,0+3,5+3,5		1,89	1,89	3,31	3,31	---	3,70	10,40	10,61	0,73	2,97	3,08	3,50	B	
2,0+2,0+3,5+5,0		1,66	1,66	2,91	4,17	---	4,13	10,40	10,97	0,74	2,73	2,95	3,81	A	
2,0+2,0+3,5+6,0		1,54	1,54	2,70	4,62	---	4,41	10,40	11,01	0,79	2,71	2,93	3,84	A	
2,0+2,0+3,5+7,1		1,42	1,42	2,49	5,07	---	4,72	10,40	11,04	0,86	2,64	2,92	3,94	A	
2,0+2,0+5,0+5,0		1,49	1,49	3,71	3,71	---	4,55	10,40	11,32	0,75	2,48	2,86	4,19	A	
2,0+2,0+5,0+6,0		1,39	1,39	3,47	4,15	---	4,83	10,40	11,36	0,82	2,47	2,85	4,21	A	
2,0+2,5+2,5+2,5		2,18	2,71	2,71	2,71	---	3,28	10,31	10,93	0,66	2,75	3,09	3,75	A	
2,0+2,5+2,5+3,5		1,97	2,48	2,48	3,47	---	3,56	10,40	10,60	0,70	2,97	3,09	3,50	B	
2,0+2,5+2,5+5,0		1,73	2,17	2,17	4,33	---	3,99	10,40	10,96	0,72	2,73	2,95	3,81	A	
2,0+2,5+2,5+6,0		1,60	2,00	2,00	4,80	---	4,27	10,40	11,00	0,76	2,71	2,93	3,84	A	
2,0+2,5+2,5+7,1		1,48	1,84	1,84	5,24	---	4,58	10,40	11,03	0,84	2,64	2,92	3,94	A	
2,0+2,5+3,5+3,5		1,80	2,26	3,17	3,17	---	3,84	10,40	10,61	0,75	2,97	3,08	3,50	B	
2,0+2,5+3,5+5,0		1,60	2,00	2,80	4,00	---	4,27	10,40	10,97	0,77	2,73	2,95	3,81	A	
2,0+2,5+3,5+6,0		1,48	1,86	2,60	4,46	---	4,55	10,40	11,01	0,84	2,71	2,93	3,84	A	
2,0+2,5+3,5+7,1		1,38	1,72	2,41	4,89	---	4,86	10,40	11,04	0,89	2,64	2,92	3,94	A	
2,0+2,5+5,0+5,0		1,43	1,79	3,59	3,59	---	4,69	10,40	11,32	0,80	2,48	2,86	4,19	A	
2,0+2,5+5,0+6,0		1,34	1,68	3,35	4,03	---	4,97	10,40	11,36	0,85	2,47	2,85	4,21	A	
2,0+3,5+3,5+3,5		1,67	2,91	2,91	2,91	---	4,13	10,40	10,62	0,83	2,96	3,08	3,51	B	
2,0+3,5+3,5+5,0		1,49	2,60	2,60	3,71	---	4,55	10,40	10,98	0,85	2,72	2,94	3,82	A	
2,0+3,5+3,5+6,0		1,38	2,43	2,43	4,16	---	4,83	10,40	11,02	0,89	2,65	2,93	3,92	A	
2,0+3,5+5,0+5,0		1,35	2,35	3,35	3,35	---	4,97	10,40	11,33	0,85	2,48	2,86	4,19	A	
5MXS90E7V3B		2,5+2,5+2,5+2,5	2,60	2,60	2,60	2,60	---	3,42	10,40	10,59	0,68	2,98	3,09	3,49	B
		2,5+2,5+2,5+3,5	2,36	2,36	2,36	3,32	---	3,70	10,40	10,60	0,73	2,97	3,09	3,50	B
		2,5+2,5+2,5+5,0	2,08	2,08	2,08	4,16	---	4,13	10,40	10,96	0,74	2,73	2,95	3,81	A
		2,5+2,5+2,5+6,0	1,93	1,93	1,93	4,61	---	4,41	10,40	11,00	0,79	2,71	2,93	3,84	A
		2,5+2,5+2,5+7,1	1,78	1,78	1,78	5,06	---	4,72	10,40	11,03	0,86	2,64	2,92	3,94	A
		2,5+2,5+3,5+3,5	2,17	2,17	3,03	3,03	---	3,99	10,40	10,61	0,81	2,97	3,08	3,50	B
		2,5+2,5+3,5+5,0	1,93	1,93	2,70	3,84	---	4,41	10,40	10,97	0,82	2,73	2,95	3,81	A
		2,5+2,5+3,5+6,0	1,79	1,79	2,51	4,31	---	4,69	10,40	11,01	0,87	2,71	2,93	3,84	A
		2,5+2,5+3,5+7,1	1,67	1,67	2,33	4,73	---	5,00	10,40	11,04	0,92	2,64	2,92	3,94	A
		2,5+2,5+5,0+5,0	1,73	1,73	3,47	3,47	---	4,83	10,40	11,32	0,83	2,48	2,86	4,19	A
		2,5+3,5+3,5+3,5	2,00	2,80	2,80	2,80	---	4,27	10,40	10,62	0,86	2,96	3,08	3,51	B
	2,5+3,5+3,5+5,0	1,79	2,51	2,51	3,59	---	4,69	10,40	10,98	0,87	2,72	2,94	3,82	A	
	2,5+3,5+3,5+6,0	1,67	2,35	2,35	4,03	---	4,97	10,40	11,02	0,92	2,65	2,93	3,92	A	
	3,5+3,5+3,5+3,5	2,60	2,60	2,60	2,60	---	4,55	10,40	10,63	0,92	2,96	3,07	3,51	B	
	3,5+3,5+3,5+5,0	2,35	2,35	2,35	3,35	---	4,97	10,40	10,99	0,93	2,72	2,94	3,82	A	
	2,0+2,0+2,0+2,0+2,0	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	3,42	10,40	10,94	0,60	2,74	2,96	3,80	A	
	2,0+2,0+2,0+2,0+2,5	1,98	1,98	1,98	1,98	2,48	3,56	10,40	10,94	0,65	2,74	2,96	3,80	A	
	2,0+2,0+2,0+2,0+3,5	1,81	1,81	1,81	1,81	3,16	3,84	10,40	10,95	0,69	2,73	2,95	3,81	A	
	2,0+2,0+2,0+2,0+5,0	1,60	1,60	1,60	1,60	4,00	4,27	10,40	11,30	0,70	2,49	2,87	4,18	A	
	2,0+2,0+2,0+2,0+6,0	1,49	1,49	1,49	1,49	4,44	4,55	10,40	11,34	0,74	2,47	2,86	4,21	A	
	2,0+2,0+2,0+2,0+7,1	1,38	1,38	1,38	1,38	4,88	4,86	10,40	11,37	0,82	2,46	2,84	4,23	A	
	2,0+2,0+2,0+2,5+2,5	1,90	1,90	1,90	2,35	2,35	3,70	10,40	10,94	0,67	2,74	2,96	3,80	A	
	2,0+2,0+2,0+2,5+3,5	1,73	1,73	1,73	2,17	3,04	3,99	10,40	10,95	0,72	2,73	2,95	3,81	A	
	2,0+2,0+2,0+2,5+5,0	1,54	1,54	1,54	1,93	3,85	4,41	10,40	11,30	0,73	2,49	2,87	4,18	A	
	2,0+2,0+2,0+2,5+6,0	1,43	1,43	1,43	1,80	4,31	4,69	10,40	11,34	0,80	2,47	2,86	4,21	A	
	2,0+2,0+2,0+2,5+7,1	1,33	1,33	1,33	1,67	4,74	5,00	10,40	11,37	0,84	2,46	2,84	4,23	A	
	2,0+2,0+2,0+3,5+3,5	1,90	1,90	1,90	2,35	2,35	3,70	10,40	10,94	0,67	2,74	2,96	3,80	A	
	2,0+2,0+2,0+3,5+5,0	1,43	1,43	1,43	2,51	3,60	4,69	10,40	11,31	0,80	2,48	2,87	4,19	A	

LAMMITYS

ULKOKYSIKÖ	SISÄ- YKSIKÖT	LÄMMITYSKAPASITEETTI (kW)					KOKONAISKAPASITEETTI (kW)			VIRRANSYÖTTÖ LÄMMITYS (kW)			COP	ENERGIA MERKINTÄ
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	HUONE E	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.		
		5MXS90E7V3B	2,0+2,0+2,0+3,5+6,0	1,34	1,34	1,34	2,35	4,03	4,97	10,40	11,35	2,47		
	2,0+2,0+2,5+2,5+2,5	1,81	1,81	2,26	2,26	2,26	3,84	10,40	10,94	0,70	2,74	2,96	3,80	A
	2,0+2,0+2,5+2,5+3,5	1,66	1,66	2,08	2,08	2,92	4,13	10,40	10,95	0,74	2,73	2,95	3,81	A
	2,0+2,0+2,5+2,5+5,0	1,49	1,49	1,86	1,86	3,70	4,55	10,40	11,30	0,75	2,49	2,87	4,18	A
	2,0+2,0+2,5+2,5+6,0	1,39	1,39	1,73	1,73	4,16	4,83	10,40	11,34	0,82	2,47	2,86	4,21	A
	2,0+2,0+2,5+3,5+3,5	1,54	1,54	1,92	2,70	2,70	4,41	10,40	10,96	0,82	2,73	2,95	3,81	A
	2,0+2,0+2,5+3,5+5,0	1,39	1,39	1,72	2,43	3,47	4,83	10,40	11,31	0,83	2,48	2,87	4,19	A
	2,0+2,0+2,5+3,5+5,0	1,44	1,44	2,52	2,50	2,50	4,69	10,40	10,97	0,88	2,72	2,94	3,82	A
	2,0+2,5+2,5+2,5+2,5	1,72	2,17	2,17	2,17	2,17	3,99	10,40	10,94	0,72	2,74	2,96	3,80	A
	2,0+2,5+2,5+2,5+3,5	1,60	2,00	2,00	2,00	2,80	4,27	10,40	10,95	0,77	2,73	2,95	3,81	A
	2,0+2,5+2,5+2,5+5,0	1,44	1,79	1,79	1,79	3,59	4,69	10,40	11,30	0,81	2,49	2,87	4,18	A
	2,0+2,5+2,5+2,5+6,0	1,33	1,68	1,68	1,68	4,03	4,97	10,40	11,34	0,85	2,47	2,86	4,21	A
	2,0+2,5+2,5+3,5+3,5	1,48	1,86	1,86	2,60	2,60	4,55	10,40	10,96	0,85	2,73	2,95	3,81	A
	2,0+2,5+2,5+3,5+5,0	1,34	1,68	1,68	2,35	3,35	4,97	10,40	11,31	0,86	2,48	2,87	4,19	A
	2,0+2,5+3,5+3,5+3,5	1,38	1,73	2,43	2,43	2,43	4,83	10,40	10,97	0,90	2,72	2,94	3,82	A
	2,5+2,5+2,5+2,5+2,5	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	4,13	10,40	10,94	0,75	2,74	2,96	3,80	A
	2,5+2,5+2,5+2,5+3,5	1,93	1,93	1,93	1,93	2,68	4,41	10,40	10,95	0,82	2,73	2,95	3,81	A
	2,5+2,5+2,5+2,5+5,0	1,73	1,73	1,73	1,73	3,48	4,83	10,40	11,30	0,83	2,49	2,87	4,18	A
	2,5+2,5+2,5+3,5+3,5	1,80	1,80	1,80	2,50	2,50	4,69	10,40	10,96	0,88	2,73	2,95	3,81	A
	2,5+2,5+3,5+3,5+3,5	1,69	1,69	2,34	2,34	2,34	4,97	10,40	10,97	0,93	2,72	2,94	3,82	A

Huom: Liitettyinä 2,0, 2,5 ja 3,5 luokkaan: seinäasenteinen C-tyyppi / 5,0, 6,0, 7,1 luokkaan : seinäasenteinen E-tyyppi

JÄÄHDYTYK

ULKOKYSIKÖ	SISÄ- YKSIKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (kW)					KOKONAISKAPASITEETTI (kW)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYK (kW)			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	HUONE E	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.			
		5MXS90E7V3B	2,0	2,00	---	---	---	---	1,88	2,00	3,03	0,45			
	2,5	2,50	---	---	---	---	2,00	2,50	3,54	0,49	0,71	1,18	3,52	A	355
	3,5	3,50	---	---	---	---	2,05	3,50	4,82	0,52	1,14	1,47	3,07	B	570
	5,0	5,00	---	---	---	---	2,22	5,00	5,50	0,49	1,64	1,83	3,05	B	820
	6,0	6,00	---	---	---	---	2,33	6,00	6,60	0,50	1,89	2,24	3,17	B	945
	7,1	7,10	---	---	---	---	2,45	7,10	7,38	0,53	2,57	2,74	2,76	D	1285
	2,0+2,0	2,00	2,00	---	---	---	2,11	4,00	5,30	0,50	1,14	1,79	3,51	A	570
	2,0+2,5	2,00	2,50	---	---	---	2,16	4,50	5,73	0,50	1,30	1,79	3,46	A	650
	2,0+3,5	2,00	3,50	---	---	---	2,27	5,50	6,36	0,50	1,70	2,09	3,24	A	850
	2,0+5,0	2,00	5,00	---	---	---	2,44	7,00	7,31	0,50	2,42	2,59	2,89	C	1210
	2,0+6,0	1,86	5,56	---	---	---	2,58	7,42	7,96	0,54	2,45	2,81	3,03	B	1225
	2,0+7,1	1,71	6,09	---	---	---	2,74	7,80	8,47	0,57	2,69	3,13	2,90	C	1345
	2,5+2,5	2,50	2,50	---	---	---	2,22	5,00	6,20	0,46	1,39	1,99	3,60	A	695
	2,5+3,5	2,50	3,50	---	---	---	2,33	6,00	6,60	0,50	1,89	2,25	3,17	B	945
	2,5+5,0	2,41	4,83	---	---	---	2,51	7,24	7,64	0,53	2,59	2,82	2,80	D	1295
	2,5+6,0	2,23	5,36	---	---	---	2,66	7,59	8,25	0,57	2,57	3,00	2,95	C	1285
	2,5+7,1	2,08	5,90	---	---	---	2,82	7,98	8,47	0,60	2,81	3,13	2,84	C	1405
	3,5+3,5	3,50	3,50	---	---	---	2,44	7,00	7,31	0,53	2,52	2,69	2,78	D	1260
	3,5+5,0	3,13	4,46	---	---	---	2,66	7,59	7,83	0,57	2,82	2,94	2,69	D	1410
	3,5+6,0	2,93	5,01	---	---	---	2,80	7,94	8,45	0,60	2,81	3,13	2,83	C	1405
	3,5+7,1	2,75	5,58	---	---	---	2,96	8,33	8,47	0,64	3,07	3,13	2,71	D	1535
	5,0+5,0	4,06	4,06	---	---	---	2,88	8,12	8,18	0,60	3,09	3,19	2,63	D	1545
	5,0+6,0	3,85	4,62	---	---	---	3,02	8,47	8,64	0,64	3,09	3,25	2,74	D	1545
	5,0+7,1	3,66	5,20	---	---	---	3,19	8,86	8,88	0,67	3,36	3,39	2,64	D	1680
	6,0+6,0	4,41	4,41	---	---	---	3,17	8,82	9,27	0,64	3,08	3,36	2,86	C	1540
	6,0+7,1	4,12	4,88	---	---	---	3,33	9,00	9,29	0,68	3,08	3,36	2,92	C	1540
5MXS90E7V3B	7,1+7,1	4,50	4,50	---	---	---	3,49	9,00	9,31	0,71	3,02	3,36	2,98	C	1510
	2,0+2,0+2,0	2,00	2,00	2,00	---	---	2,33	6,00	6,63	0,50	1,66	1,96	3,61	A	830
	2,0+2,0+2,5	2,00	2,00	2,50	---	---	2,38	6,50	6,97	0,50	1,91	2,17	3,40	A	955
	2,0+2,0+3,5	1,93	1,93	3,38	---	---	2,51	7,24	7,64	0,54	2,34	2,57	3,09	B	1170
	2,0+2,0+5,0	1,72	1,72	4,33	---	---	2,73	7,77	8,53	0,57	2,59	3,09	3,00	C	1295
	2,0+2,0+6,0	1,62	1,62	4,88	---	---	2,88	8,12	9,03	0,58	2,56	3,22	3,17	B	1280
	2,0+2,0+7,1	1,53	1,53	5,45	---	---	3,04	8,51	9,30	0,61	2,82	3,36	3,02	B	1410
	2,0+2,5+2,5	2,00	2,50	2,50	---	---	2,44	7,00	7,31	0,50	2,17	2,40	3,23	A	1085
	2,0+2,5+3,5	1,86	2,32	3,24	---	---	2,58	7,42	7,96	0,54	2,45	2,81	3,03	B	1225
	2,0+2,5+5,0	1,67	2,09	4,18	---	---	2,80	7,94	8,65	0,57	2,71	3,15	2,93	C	1355
	2,0+2,5+6,0	1,58	1,98	4,74	---	---	2,95	8,30	9,10	0,61	2,69	3,22	3,09	B	1345
	2,0+2,5+7,1	1,50	1,87	5,31	---	---	3,11	8,68	9,30	0,64	2,95	3,36	2,94	C	1475
	2,0+3,5+3,5	1,73	3,02	3,02	---	---	2,73	7,77	8,47	0,57	2,69	3,13	2,89	C	1345
	2,0+3,5+5,0	1,58	2,77	3,95	---	---	2,95	8,30	8,66	0,61	2,96	3,16	2,80	C	1480
	2,0+3,5+6,0	1,50	2,63	4,52	---	---	3,10	8,65	9,29	0,64	2,95	3,36	2,93	C	1475
	2,0+3,5+7,1	1,43	2,50	5,07	---	---	3,26	9,00	9,31	0,68	3,15	3,36	2,86	C	1575
	2,0+5,0+5,0	1,46	3,68	3,68	---	---	3,17	8,82	9,02	0,64	3,18	3,32	2,77	D	1590
	2,0+5,0+6,0	1,39	3,46	4,15	---	---	3,32	9,00	9,47	0,68	2,97	3,39	3,03	B	1485
	2,0+5,0+7,1	1,28	3,19	4,53	---	---	3,48	9,00	9,49	0,71	2,90	3,39	3,10	B	1450
	2,0+6,0+6,0	1,28	3,86	3,86	---	---	3,46	9,00	9,93	0,68	2,68	3,46	3,36	A	1340
	2,0+6,0+7,1	1,19	3,58	4,23	---	---	3,63	9,00	10,40	0,71	2,61	4,00	3,45	A	1305
	2,5+2,5+2,5	2,41	2,41	2,41	---	---	2,51	7,23	7,64	0,54	2,34	2,57	3,09	B	1170
	2,5+2,5+3,5	2,23	2,23	3,13	---	---	2,66	7,59	8,25	0,57	2,57	3,00	2,95	C	1285
	2,5+2,5+5,0	2,03	2,03	4,06	---	---	2,88	8,12	8,65	0,61	2,83	3,15	2,87	C	1415
	2,5+2,5+6,0	1,93	1,93	4,61	---	---	3,02	8,47	9,10	0,61	2,82	3,22	3,00	B	1410
	2,5+2,5+7,1	1,83	1,83	5,20	---	---	3,19	8,86	9,30	0,64	3,08	3,36	2,88	C	1540
	2,5+3,5+3,5	2,08	2,93	2,93	---	---	2,80	7,94	8,47	0,60	2,75	3,13	2,89	C	1375
	2,5+3,5+5,0	1,93	2,70	3,84	---	---	3,02	8,47	8,66	0,64	3,02	3,16	2,80	C	1510
	2,5+3,5+6,0	1,84	2,57	4,41	---	---	3,17	8,82	9,29	0,64	3,01	3,36	2,93	C	1505
	2,5+3,5+7,1	1,72	2,40	4,88	---	---	3,33	9,00	9,31	0,68	3,15	3,36	2,86	C	1575
	2,5+5,0+5,0	1,80	3,60	3,60	---	---	3,24	9,00	9,02	0,67	3,32	3,37	2,71	D	1660
	2,5+5,0+6,0	1,67	3,33	4,00	---	---	3,39	9,00	9,47	0,68	3,04	3,39	2,96	C	1520

JÄÄHDYTYKESKUSTUS

ULKOYKSIKÖ	SISÄ-YKSİKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (KW)					KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYKESKUSTUS (kW)			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	HUONE E	MIN.	NIMELINEN	MAKS.	MIN.	NIMELINEN	MAKS.			
5MXS90E7V3B	25+5.0+7.1	154	3.08	4.38	---	---	3.55	9.00	9.49	0.71	2.97	3.39	3.03	B	1485
	25+6.0+6.0	156	3.72	3.72	---	---	3.54	9.00	9.93	0.71	2.75	3.46	3.27	A	1375
	25+6.0+7.1	144	3.46	4.10	---	---	3.70	9.00	10.40	0.71	2.68	4.00	3.36	A	1340
	35+3.5+3.5	277	2.77	2.77	---	---	2.95	8.31	8.60	0.64	3.07	3.26	2.71	D	1535
	35+3.5+5.0	257	2.57	3.68	---	---	3.17	8.82	8.84	0.67	3.29	3.32	2.68	D	1645
	35+3.5+6.0	242	2.42	4.16	---	---	3.32	9.00	9.30	0.68	3.08	3.36	2.92	C	1540
	35+3.5+7.1	223	2.23	4.54	---	---	3.48	9.00	9.32	0.71	3.02	3.36	2.98	C	1510
	35+5.0+5.0	234	3.33	3.33	---	---	3.39	9.00	9.02	0.71	3.32	3.35	2.71	D	1660
	35+5.0+6.0	218	3.10	3.72	---	---	3.54	9.00	9.48	0.71	3.04	3.39	2.96	C	1520
	35+5.0+7.1	202	2.88	4.10	---	---	3.70	9.00	9.94	0.75	2.97	3.91	3.03	B	1485
	35+6.0+6.0	204	3.48	3.48	---	---	3.69	9.00	10.38	0.71	2.75	4.00	3.27	A	1375
	5.0+5.0+5.0	300	3.00	3.00	---	---	3.61	9.00	9.78	0.75	3.21	4.07	2.80	C	1605
	2.0+2.0+2.0+2.0	186	1.86	1.86	1.86	---	2.58	7.44	7.96	0.54	2.04	2.32	3.65	A	1020
	2.0+2.0+2.0+2.5	179	1.79	1.79	2.22	---	2.66	7.59	8.25	0.54	2.09	2.50	3.63	A	1045
	2.0+2.0+2.0+3.5	167	1.67	1.67	2.93	---	2.80	7.94	8.78	0.58	2.32	2.82	3.42	A	1160
	2.0+2.0+2.0+5.0	154	1.54	1.54	3.85	---	3.02	8.47	9.30	0.61	2.71	3.25	3.13	B	1355
	2.0+2.0+2.0+6.0	147	1.47	1.47	4.41	---	3.17	8.82	9.81	0.65	2.68	3.38	3.29	A	1340
	2.0+2.0+2.0+7.1	137	1.37	1.37	4.89	---	3.33	9.00	9.96	0.65	2.82	3.46	3.19	B	1410
	2.0+2.0+2.5+2.5	173	1.73	2.16	2.16	---	2.73	7.78	8.53	0.58	2.21	2.69	3.52	A	1105
	2.0+2.0+2.5+3.5	162	1.62	2.03	2.85	---	2.88	8.12	9.03	0.58	2.56	3.22	3.17	B	1280
	2.0+2.0+2.5+5.0	150	1.50	1.88	3.77	---	3.10	8.65	9.49	0.64	2.84	3.39	3.05	B	1420
	2.0+2.0+2.5+6.0	144	1.44	1.80	4.32	---	3.24	9.00	9.94	0.65	2.81	3.46	3.20	A	1405
	2.0+2.0+2.5+7.1	132	1.32	1.65	4.71	---	3.41	9.00	9.96	0.68	2.82	3.46	3.19	B	1410
	2.0+2.0+3.5+3.5	154	1.54	2.70	2.70	---	3.02	8.48	9.13	0.61	2.82	3.22	3.01	B	1410
	2.0+2.0+3.5+5.0	144	1.44	2.52	3.60	---	3.24	9.00	9.49	0.64	3.04	3.39	2.96	C	1520
	2.0+2.0+3.5+6.0	133	1.33	2.34	4.00	---	3.39	9.00	9.95	0.68	2.75	3.46	3.27	A	1375
	2.0+2.0+3.5+7.1	123	1.23	2.16	4.38	---	3.55	9.00	9.97	0.71	2.68	3.46	3.36	A	1340
	2.0+2.0+5.0+5.0	129	1.29	3.21	3.21	---	3.46	9.00	9.68	0.68	2.92	3.42	3.08	B	1460
	2.0+2.0+5.0+6.0	120	1.20	3.00	3.60	---	3.61	9.00	10.45	0.71	2.70	3.88	3.33	A	1350
	2.0+2.5+2.5+2.5	167	2.09	2.09	2.09	---	2.80	7.94	8.78	0.58	2.32	2.82	3.42	A	1160
	2.0+2.5+2.5+3.5	157	1.98	1.98	2.77	---	2.95	8.30	9.12	0.61	2.69	3.22	3.09	B	1345
	2.0+2.5+2.5+5.0	146	1.84	1.84	3.68	---	3.17	8.82	9.49	0.64	2.90	3.39	3.04	B	1450
	2.0+2.5+2.5+6.0	139	1.73	1.73	4.15	---	3.32	9.00	9.94	0.65	2.75	3.46	3.27	A	1375
	2.0+2.5+2.5+7.1	127	1.60	1.60	4.53	---	3.48	9.00	9.96	0.68	2.68	3.46	3.36	A	1340
2.0+2.5+3.5+3.5	150	1.89	2.63	2.63	---	3.10	8.65	9.31	0.64	2.88	3.36	3.00	B	1440	
2.0+2.5+3.5+5.0	139	1.73	2.42	3.46	---	3.32	9.00	9.49	0.68	3.04	3.39	2.96	C	1520	
2.0+2.5+3.5+6.0	128	1.61	2.25	3.86	---	3.46	9.00	9.95	0.68	2.75	3.46	3.27	A	1375	
2.0+2.5+3.5+7.1	119	1.49	2.09	4.23	---	3.63	9.00	10.42	0.71	2.68	4.01	3.36	A	1340	
2.0+2.5+5.0+5.0	125	1.55	3.10	3.10	---	3.54	9.00	9.68	0.71	2.92	3.42	3.08	B	1460	
2.0+2.5+5.0+6.0	117	1.45	2.90	3.48	---	3.69	9.00	10.49	0.71	2.70	3.96	3.33	A	1350	
2.0+3.5+3.5+3.5	144	2.52	2.52	2.52	---	3.24	9.00	9.32	0.68	3.15	3.36	2.86	C	1575	
2.0+3.5+3.5+5.0	129	2.25	2.25	3.21	---	3.46	9.00	9.50	0.71	3.04	3.39	2.96	C	1520	
2.0+3.5+3.5+6.0	120	2.10	2.10	3.60	---	3.61	9.00	10.40	0.71	2.75	4.01	3.27	A	1375	
2.0+3.5+5.0+5.0	117	2.03	2.90	2.90	---	3.69	9.00	10.26	0.75	2.92	4.19	3.08	B	1460	
2.5+2.5+2.5+2.5	203	2.03	2.03	2.03	---	2.88	8.12	9.03	0.58	2.56	3.22	3.17	B	1280	
2.5+2.5+2.5+3.5	193	1.93	1.93	2.68	---	3.02	8.47	9.12	0.61	1.92	2.82	3.22	3.00	B	1410
2.5+2.5+2.5+5.0	180	1.80	1.80	3.60	---	3.24	9.00	9.49	0.64	3.04	3.39	2.96	C	1520	
2.5+2.5+2.5+6.0	167	1.67	1.67	3.99	---	3.39	9.00	9.94	0.68	2.75	3.46	3.27	A	1375	
2.5+2.5+2.5+7.1	154	1.54	1.54	4.38	---	3.55	9.00	9.96	0.71	2.68	3.46	3.36	A	1340	
2.5+2.5+3.5+3.5	184	1.84	2.57	2.57	---	3.17	8.82	9.31	0.64	3.02	3.36	2.92	C	1510	
2.5+2.5+3.5+5.0	167	1.67	2.33	3.33	---	3.39	9.00	9.49	0.68	3.04	3.39	2.96	C	1520	
2.5+2.5+3.5+6.5	155	1.55	2.18	3.72	---	3.54	9.00	9.95	0.71	2.75	3.46	3.27	A	1375	
2.5+2.5+3.5+7.1	144	1.44	2.02	4.10	---	3.70	9.00	10.42	0.71	2.68	4.01	3.36	A	1340	
2.5+2.5+5.0+5.0	150	1.50	3.00	3.00	---	3.61	9.00	10.25	0.71	2.92	4.18	3.08	B	1460	
2.5+3.5+3.5+3.5	174	2.42	2.42	2.42	---	3.32	9.00	9.34	0.68	3.15	3.36	2.86	C	1575	
2.5+3.5+3.5+5.0	156	2.17	2.17	3.10	---	3.54	9.00	9.50	0.71	3.04	3.39	2.96	C	1520	
2.5+3.5+3.5+6.0	146	2.03	2.03	3.48	---	3.69	9.00	10.40	0.71	2.75	4.01	3.27	A	1375	
3.5+3.5+3.5+3.5	225	2.25	2.25	2.25	---	3.46	9.00	9.32	0.71	3.15	3.36	2.86	C	1575	
3.5+3.5+3.5+5.0	203	2.03	2.03	2.91	---	3.69	9.00	9.95	0.75	3.04	3.91	2.96	C	1520	
2.0+2.0+2.0+2.0+2.0	163	1.63	1.63	1.63	1.63	2.88	8.15	9.03	0.58	2.30	2.81	3.54	A	1150	
2.0+2.0+2.0+2.0+2.5	158	1.58	1.58	1.98	1.98	2.95	8.30	9.25	0.58	2.36	2.95	3.52	A	1180	
2.0+2.0+2.0+2.0+3.5	150	1.50	1.50	2.65	2.65	3.10	8.65	9.64	0.61	2.55	3.24	3.39	A	1275	
2.0+2.0+2.0+2.0+5.0	138	1.38	1.38	3.48	3.48	3.32	9.00	10.09	0.65	2.70	3.49	3.33	A	1350	
2.0+2.0+2.0+2.0+6.0	129	1.29	1.29	3.84	3.84	3.46	9.00	10.31	0.65	2.50	3.40	3.60	A	1250	
2.0+2.0+2.0+2.0+7.1	119	1.19	1.19	4.24	4.24	3.63	9.00	10.46	0.68	2.47	3.48	3.64	A	1235	
2.0+2.0+2.0+2.5+2.5	154	1.54	1.54	1.92	1.92	3.02	8.46	9.45	0.61	2.49	3.09	3.40	A	1245	
2.0+2.0+2.0+2.5+3.5	147	1.47	1.47	1.84	2.57	3.17	8.82	9.81	0.61	2.68	3.39	3.29	A	1340	
2.0+2.0+2.0+2.5+5.0	133	1.33	1.33	1.67	3.34	3.39	9.00	10.15	0.65	2.70	3.49	3.33	A	1350	
2.0+2.0+2.0+2.5+6.0	124	1.24	1.24	1.55	3.73	3.54	9.00	10.38	0.68	2.50	3.40	3.60	A	1250	
2.0+2.0+2.0+2.5+7.1	115	1.15	1.15	1.44	4.11	3.70	9.00	10.50	0.71	2.47	3.48	3.64	A	1235	
2.0+2.0+2.0+3.5+3.5	154	1.54	1.54	1.92	1.92	3.02	8.46	9.45	0.61	2.49	3.09	3.40	A	1245	
2.0+2.0+2.0+3.5+5.0	124	1.24	1.24	2.17	3.11	3.54	9.00	10.16	0.68	2.74	3.49	3.28	A	1370	
2.0+2.0+2.0+3.5+6.0	116	1.16	1.16	2.03	3.49	3.69	9.00	10.49	0.71	2.46	3.48	3.66	A	1230	
2.0+2.0+2.5+2.5+2.5	151	1.51	1.88	1.88	1.88	3.10	8.66	9.64	0.61	2.55	3.24	3.40	A	1275	
2.0+2.0+2.5+2.5+3.5	144	1.44	1.80	1.80	2.52	3.24	9.00	9.96	0.65	2.82	3.46	3.19	B	1410	
2.0+2.0+2.5+2.5+5.0	129	1.29	1.61	1.61	3.20	3.46	9.00	10.15	0.68	2.70	3.49	3.33	A	1350	
2.0+2.0+2.5+2.5+6.0	120	1.20	1.50	1.50	3.60	3.61	9.00	10.45	0.68	2.46	3.48	3.66	A	1230	
2.0+2.0+2.5+3.5+3.5	133	1.33	1.68	2.33	2.33	3.39	9.00	9.97	0.68	2.82	3.46	3.19	B	1410	
2.0+2.0+2.5+3.5+5.0	120	1.20	1.50	2.10	3.00	3.61	9.00	10.45	0.71	2.70	3.80	3.33	A	1350	
2.0+2.0+3.5+3.5+3.5	123	1.23	2.18	2.18	2.18	3.54	9.00	9.98	0.68	2.82	3.46	3.19	B	1410	
2.0+2.5+2.5+2.5+2.5	146	1.84	1.84	1.84	1.84	3.17	8.82	9.81	0.61	2.68	3.39	3.29	A	1340	
2.0+2.5+2.5+2.5+3.5	139	1.73	1.73	1.73	2.42	3.32	9.00	9.96	0.65	2.82	3.46	3.19	B	1410	
2.0+2.5+2.5+2.5+5.0	125	1.55	1.55	1.55	3.10	3.54	9.00	10.15	0.68	2.70	3.49	3.33	A	1350	
2.0+2.5+2.5+2.5+6.0	117	1.45	1.45	1.45											

JÄÄHDYTYS

ULKOYKSIKÖ	SISÄ- YKSIKÖT	JÄÄHDYTYSKAPASITEETTI (KW)					KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ JÄÄHDYTYKSEN (KW)			EER	ENERGIA MERKINTÄ	AEC (kWh)
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	HUONE E	MIN.	NIMELINEN	MAKS.	MIN.	NIMELINEN	MAKS.			
		5MXS90E7V3B	2,0+2,5+3,5+3,5+3,5	120	150	210	210	210	3,61	9,00	10,42	0,71			
	2,5+2,5+2,5+2,5+2,5	180	180	180	180	180	3,24	9,00	9,95	0,65	2,81	3,46	3,20	A	1405
	2,5+2,5+2,5+2,5+3,5	167	167	167	167	232	3,39	9,00	9,96	0,68	2,75	3,46	3,27	A	1375
	2,5+2,5+2,5+2,5+5,0	150	150	150	150	300	3,61	9,00	10,45	0,71	2,70	3,88	3,33	A	1350
	2,5+2,5+2,5+3,5+3,5	156	156	156	216	216	3,54	9,00	9,97	0,68	2,82	3,46	3,19	B	1410
	2,5+2,5+3,5+3,5+3,5	144	144	204	204	204	3,69	9,00	10,42	0,71	2,75	4,01	3,27	A	1375

LÄMMITYS

ULKOYKSIKÖ	SISÄ- YKSIKÖT	LÄMMITYSKAPASITEETTI (KW)					KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ LÄMMITYKSEN (KW)			COP	ENERGIA MERKINTÄ
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	HUONE E	MIN.	NIMELINEN	MAKS.	MIN.	NIMELINEN	MAKS.		
		5MXS90E7V3B	2,0	2,44	---	---	---	---	1,36	2,44	4,20	0,35		
	2,5	3,05	---	---	---	---	1,42	3,05	4,65	0,37	0,90	1,48	3,39	C
	3,5	4,27	---	---	---	---	1,54	4,27	5,11	0,39	1,43	1,95	2,99	D
	5,0	6,09	---	---	---	---	1,98	6,09	7,42	0,48	1,91	2,48	3,19	D
	6,0	7,31	---	---	---	---	2,28	7,31	8,53	0,60	2,30	2,89	3,18	D
	7,1	8,65	---	---	---	---	2,60	8,65	9,02	0,67	2,87	3,04	3,01	D
	2,0+2,0	2,44	2,44	---	---	---	1,69	4,88	6,85	0,39	1,21	1,87	4,03	A
	2,0+2,5	2,44	3,05	---	---	---	1,84	5,49	7,25	0,41	1,40	2,05	3,92	A
	2,0+3,5	2,44	4,26	---	---	---	2,13	6,70	7,74	0,50	1,99	2,44	3,37	C
	2,0+5,0	2,44	6,09	---	---	---	2,57	8,53	9,09	0,63	2,45	2,66	3,48	B
	2,0+6,0	2,32	6,95	---	---	---	2,86	9,27	9,88	0,65	2,63	2,96	3,52	B
	2,0+7,1	2,20	7,83	---	---	---	3,17	10,03	10,37	0,69	3,01	3,18	3,33	C
	2,5+2,5	3,04	3,04	---	---	---	1,98	6,08	7,46	0,47	1,76	2,35	3,45	B
	2,5+3,5	3,05	4,26	---	---	---	2,28	7,31	8,53	0,60	2,34	2,94	3,12	D
	2,5+5,0	2,98	5,95	---	---	---	2,72	8,93	9,70	0,66	2,61	2,99	3,42	B
	2,5+6,0	2,83	6,79	---	---	---	3,00	9,62	9,88	0,67	2,86	3,03	3,36	C
	2,5+7,1	2,70	7,68	---	---	---	3,31	10,38	10,77	0,72	3,22	3,46	3,22	C
	3,5+3,5	4,27	4,27	---	---	---	2,57	8,54	9,02	0,65	2,91	3,15	2,93	D
	3,5+5,0	3,96	5,66	---	---	---	3,00	9,62	9,70	0,71	2,93	2,98	3,28	C
	3,5+6,0	3,80	6,51	---	---	---	3,28	10,31	10,75	0,72	3,19	3,43	3,23	C
	3,5+7,1	3,43	6,97	---	---	---	3,59	10,40	10,78	0,77	3,11	3,35	3,34	C
	5,0+5,0	5,20	5,20	---	---	---	3,42	10,40	10,64	0,76	3,28	3,40	3,17	D
	5,0+6,0	4,73	5,67	---	---	---	3,70	10,40	10,88	0,75	3,08	3,31	3,38	C
	5,0+7,1	4,30	6,10	---	---	---	4,01	10,40	10,51	0,83	3,01	3,06	3,46	B
	6,0+6,0	5,20	5,20	---	---	---	3,99	10,40	10,71	0,76	2,88	3,04	3,61	A
	6,0+7,1	4,76	5,64	---	---	---	4,30	10,40	10,74	0,84	2,86	3,03	3,64	A
5MXS90E7V3B	7,1+7,1	5,20	5,20	---	---	---	4,61	10,40	10,77	0,89	2,85	3,02	3,65	A
	2,0+2,0+2,0	2,44	2,44	2,44	---	---	2,28	7,32	8,67	0,53	1,84	2,32	3,98	A
	2,0+2,0+2,5	2,44	2,44	3,04	---	---	2,43	7,92	9,21	0,55	2,05	2,58	3,86	A
	2,0+2,0+3,5	2,38	2,38	4,17	---	---	2,72	8,93	9,89	0,60	2,42	2,89	3,69	A
	2,0+2,0+5,0	2,21	2,21	5,54	---	---	3,14	9,96	10,48	0,65	2,84	3,07	3,51	B
	2,0+2,0+6,0	2,08	2,08	6,24	---	---	3,42	10,40	10,71	0,66	2,87	3,04	3,62	A
	2,0+2,0+7,1	1,87	1,87	6,66	---	---	3,73	10,40	10,75	0,70	2,86	3,03	3,64	A
	2,0+2,5+2,5	2,43	3,05	3,05	---	---	2,57	8,53	9,21	0,57	2,28	2,58	3,74	A
	2,0+2,5+3,5	2,31	2,90	4,06	---	---	2,86	9,27	9,89	0,62	2,57	2,89	3,61	A
	2,0+2,5+5,0	2,17	2,71	5,43	---	---	3,28	10,31	10,48	0,67	3,02	3,07	3,41	B
	2,0+2,5+6,0	1,98	2,48	5,94	---	---	3,56	10,40	10,71	0,68	2,87	3,04	3,62	A
	2,0+2,5+7,1	1,79	2,24	6,37	---	---	3,87	10,40	10,75	0,73	2,86	3,03	3,64	A
	2,0+3,5+3,5	2,22	3,87	3,87	---	---	3,14	9,96	10,36	0,69	2,89	3,12	3,45	B
	2,0+3,5+5,0	1,98	3,47	4,95	---	---	3,56	10,40	10,90	0,72	3,07	3,30	3,39	C
	2,0+3,5+6,0	1,80	3,17	5,43	---	---	3,84	10,40	10,72	0,73	2,87	3,04	3,62	A
	2,0+3,5+7,1	1,65	2,89	5,86	---	---	4,15	10,40	10,75	0,81	2,86	3,03	3,64	A
	2,0+5,0+5,0	1,74	4,33	4,33	---	---	3,99	10,40	10,63	0,80	2,96	3,08	3,51	B
	2,0+5,0+6,0	1,60	4,00	4,80	---	---	4,27	10,40	10,86	0,79	2,77	2,99	3,75	A
	2,0+5,0+7,1	1,47	3,69	5,24	---	---	4,58	10,40	10,89	0,86	2,75	2,97	3,78	A
	2,0+6,0+6,0	1,48	4,46	4,46	---	---	4,55	10,40	11,09	0,82	2,62	2,90	3,97	A
	2,0+6,0+7,1	1,38	4,13	4,89	---	---	4,86	10,40	11,12	0,87	2,61	2,89	3,98	A
	2,5+2,5+2,5	2,98	2,98	2,98	---	---	2,72	8,94	9,88	0,60	2,42	2,89	3,69	A
	2,5+2,5+3,5	2,83	2,83	3,96	---	---	3,00	9,62	9,89	0,67	2,73	2,89	3,52	B
	2,5+2,5+5,0	2,60	2,60	5,20	---	---	3,42	10,40	10,89	0,70	3,07	3,30	3,39	C
	2,5+2,5+6,0	2,36	2,36	5,68	---	---	3,70	10,40	10,71	0,71	2,87	3,04	3,62	A
	2,5+2,5+7,1	2,15	2,15	6,10	---	---	4,01	10,40	10,75	0,78	2,86	3,03	3,64	A
	2,5+3,5+3,5	2,71	3,80	3,80	---	---	3,28	10,31	10,76	0,72	3,12	3,35	3,30	C
	2,5+3,5+5,0	2,36	3,31	4,73	---	---	3,70	10,40	10,90	0,75	3,07	3,30	3,39	C
	2,5+3,5+6,0	2,17	3,03	5,20	---	---	3,99	10,40	10,72	0,76	2,87	3,04	3,62	A
	2,5+3,5+7,1	1,98	2,78	5,64	---	---	4,30	10,40	10,75	0,83	2,86	3,03	3,64	A
	2,5+5,0+5,0	2,08	4,16	4,16	---	---	4,13	10,40	10,63	0,83	2,96	3,08	3,51	B
	2,5+5,0+6,0	1,93	3,85	4,62	---	---	4,41	10,40	10,86	0,84	2,77	2,99	3,75	A
	2,5+5,0+7,1	1,78	3,56	5,06	---	---	4,72	10,40	10,89	0,89	2,75	2,97	3,78	A
5MXS90E7V3B	2,5+6,0+6,0	1,80	4,30	4,30	---	---	4,69	10,40	11,09	0,85	2,62	2,90	3,97	A
	2,5+6,0+7,1	1,67	4,00	4,73	---	---	5,00	10,40	11,12	0,90	2,61	2,89	3,98	A
	3,5+3,5+3,5	3,46	3,46	3,46	---	---	3,56	10,38	10,76	0,77	3,12	3,35	3,33	C
	3,5+3,5+5,0	3,03	3,03	4,34	---	---	3,99	10,40	10,91	0,83	3,07	3,30	3,39	C
	3,5+3,5+6,0	2,80	2,80	4,80	---	---	4,27	10,40	10,73	0,84	2,87	3,04	3,62	A
	3,5+3,5+7,1	2,58	2,58	5,24	---	---	4,58	10,40	10,76	0,89	2,86	3,02	3,64	A
	3,5+5,0+5,0	2,70	3,85	3,85	---	---	4,41	10,40	10,64	0,89	2,96	3,07	3,51	B
	3,5+5,0+6,0	2,51	3,59	4,30	---	---	4,69	10,40	10,86	0,90	2,76	2,98	3,77	A
	3,5+5,0+7,1	2,34	3,33	4,73	---	---	5,00	10,40	10,90	0,95	2,75	2,97	3,78	A
	3,5+6,0+6,0	2,34	4,03	4,03	---	---	4,97	10,40	11,09	0,91	2,62	2,90	3,97	A
	5,0+5,0+5,0	3,46	3,46	3,46	---	---	4,83	10,38	10,77	0,95	2,85	3,02	3,64	A
	2,0+2,0+2,0+2,0	2,32	2,32	2,32	2,32	---	2,86	9,28	10,18	0,57	2,39	2,76	3,88	A
	2,0+2,0+2,0+2,5	2,26	2,26	2,26	2,84	---	3,00	9,62	10,18	0,59	2,49	2,76	3,86	A

LAMMITYS

ULKOYKSIKÖ	SISÄ- YKSIKÖT	LÄMMITYSKAPASITEETTI (KW)					KOKONAISKAPASITEETTI (KW)			VIRRANSYÖTTÖ LÄMMITYS (KW)			COP	ENERGIA MERKINTÄ	
		HUONE A	HUONE B	HUONE C	HUONE D	HUONE E	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.	MIN.	NIMELLINEN	MAKS.			
5MXS90E7V3B	2,0+2,0+2,0+3,5	2,17	2,17	2,17	3,80	---	3,28	10,31	10,73	0,63	2,81	3,04	3,67	A	
	2,0+2,0+2,0+5,0	1,89	1,89	1,89	4,73	---	3,70	10,40	10,86	0,68	2,76	2,99	3,77	A	
	2,0+2,0+2,0+6,0	1,73	1,73	1,73	5,21	---	3,99	10,40	11,09	0,69	2,62	2,90	3,97	A	
	2,0+2,0+2,0+7,1	1,59	1,59	1,59	5,63	---	4,30	10,40	11,12	0,74	2,61	2,88	3,98	A	
	2,0+2,0+2,5+2,5	2,21	2,21	2,77	2,77	---	3,14	9,96	10,72	0,61	2,65	3,04	3,76	A	
	2,0+2,0+2,5+3,5	2,08	2,08	2,60	3,64	---	3,42	10,40	10,73	0,66	2,87	3,04	3,62	A	
	2,0+2,0+2,5+5,0	1,81	1,81	2,26	4,52	---	3,84	10,40	10,86	0,71	2,76	2,99	3,77	A	
	2,0+2,0+2,5+6,0	1,66	1,66	2,08	5,00	---	4,13	10,40	11,09	0,72	2,62	2,90	3,97	A	
	2,0+2,0+2,5+7,1	1,53	1,53	1,91	5,43	---	4,44	10,40	11,12	0,79	2,61	2,88	3,98	A	
	2,0+2,0+3,5+3,5	1,89	1,89	3,31	3,31	---	3,70	10,40	10,74	0,71	2,87	3,03	3,62	A	
	2,0+2,0+3,5+5,0	1,66	1,66	2,91	4,17	---	4,13	10,40	10,87	0,76	2,76	2,98	3,77	A	
	2,0+2,0+3,5+6,0	1,54	1,54	2,70	4,62	---	4,41	10,40	11,10	0,77	2,61	2,89	3,98	A	
	2,0+2,0+3,5+7,1	1,42	1,42	2,49	5,07	---	4,72	10,40	11,13	0,84	2,60	2,88	4,00	A	
	2,0+2,0+5,0+5,0	1,49	1,49	3,71	3,71	---	4,55	10,40	11,01	0,84	2,71	2,93	3,84	A	
	2,0+2,0+5,0+6,0	1,39	1,39	3,47	4,15	---	4,83	10,40	11,23	0,85	2,51	2,90	4,14	A	
	2,0+2,5+2,5+2,5	2,18	2,71	2,71	2,71	---	3,28	10,31	10,72	0,64	2,82	3,04	3,66	A	
	2,0+2,5+2,5+3,5	1,97	2,48	2,48	3,47	---	3,56	10,40	10,73	0,68	2,87	3,04	3,62	A	
	2,0+2,5+2,5+5,0	1,73	2,17	2,17	4,33	---	3,99	10,40	10,86	0,73	2,76	2,99	3,77	A	
	2,0+2,5+2,5+6,0	1,60	2,00	2,00	4,80	---	4,27	10,40	11,09	0,74	2,62	2,90	3,97	A	
	2,0+2,5+2,5+7,1	1,48	1,84	1,84	5,24	---	4,58	10,40	11,12	0,82	2,61	2,88	3,98	A	
	2,0+2,5+3,5+3,5	1,80	2,26	3,17	3,17	---	3,84	10,40	10,74	0,73	2,87	3,03	3,62	A	
	2,0+2,5+3,5+5,0	1,60	2,00	2,80	4,00	---	4,27	10,40	10,87	0,78	2,76	2,98	3,77	A	
	2,0+2,5+3,5+6,0	1,48	1,86	2,60	4,46	---	4,55	10,40	11,10	0,82	2,61	2,89	3,98	A	
	2,0+2,5+3,5+7,1	1,38	1,72	2,41	4,89	---	4,86	10,40	11,13	0,87	2,60	2,88	4,00	A	
	2,0+2,5+5,0+5,0	1,43	1,79	3,59	3,59	---	4,69	10,40	11,01	0,87	2,71	2,93	3,84	A	
	2,0+2,5+5,0+6,0	1,34	1,68	3,35	4,03	---	4,97	10,40	11,23	0,88	2,51	2,90	4,14	A	
	5MXS90E7V3B	2,0+3,5+3,5+3,5	1,67	2,91	2,91	2,91	---	4,13	10,40	10,74	0,78	2,86	3,03	3,64	A
		2,0+3,5+3,5+5,0	1,49	2,60	2,60	3,71	---	4,55	10,40	10,88	0,87	2,76	2,98	3,77	A
		2,0+3,5+3,5+6,0	1,38	2,43	2,43	4,16	---	4,83	10,40	11,11	0,87	2,61	2,89	3,98	A
		2,0+3,5+5,0+5,0	1,35	2,35	3,35	3,35	---	4,97	10,40	11,01	0,92	2,65	2,93	3,92	A
		2,5+2,5+2,5+2,5	2,60	2,60	2,60	2,60	---	3,42	10,40	10,72	0,66	2,87	3,04	3,62	A
		2,5+2,5+2,5+3,5	2,36	2,36	2,36	3,32	---	3,70	10,40	10,73	0,71	2,87	3,04	3,62	A
		2,5+2,5+2,5+5,0	2,08	2,08	2,08	4,16	---	4,13	10,40	10,86	0,76	2,76	2,99	3,77	A
2,5+2,5+2,5+6,0		1,93	1,93	1,93	4,61	---	4,41	10,40	11,09	0,77	2,62	2,90	3,97	A	
2,5+2,5+2,5+7,1		1,78	1,78	1,78	5,06	---	4,72	10,40	11,12	0,84	2,61	2,88	3,98	A	
2,5+2,5+3,5+3,5		2,17	2,17	3,03	3,03	---	3,99	10,40	10,74	0,76	2,87	3,03	3,62	A	
2,5+2,5+3,5+5,0		1,93	1,93	2,70	3,84	---	4,41	10,40	10,87	0,84	2,76	2,98	3,77	A	
2,5+2,5+3,5+6,5		1,79	1,79	2,51	4,31	---	4,69	10,40	11,10	0,85	2,61	2,89	3,98	A	
2,5+2,5+3,5+7,1		1,67	1,67	2,33	4,73	---	5,00	10,40	11,13	0,90	2,60	2,88	4,00	A	
2,5+2,5+5,0+5,0		1,73	1,73	3,47	3,47	---	4,83	10,40	11,01	0,90	2,71	2,93	3,84	A	
2,5+3,5+3,5+3,5		2,00	2,80	2,80	2,80	---	4,27	10,40	10,74	0,84	2,86	3,03	3,64	A	
2,5+3,5+3,5+5,0		1,79	2,51	2,51	3,59	---	4,69	10,40	10,88	0,89	2,76	2,98	3,77	A	
2,5+3,5+3,5+6,0		1,67	2,35	2,35	4,03	---	4,97	10,40	11,11	0,90	2,61	2,89	3,98	A	
3,5+3,5+3,5+3,5		2,60	2,60	2,60	2,60	---	4,55	10,40	10,75	0,89	2,86	3,03	3,64	A	
3,5+3,5+3,5+5,0		2,35	2,35	2,35	3,35	---	4,97	10,40	10,89	0,95	2,76	2,98	3,77	A	
2,0+2,0+2,0+2,0+2,0		2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	3,42	10,40	11,10	0,58	2,62	2,89	3,97	A	
2,0+2,0+2,0+2,0+2,5		1,98	1,98	1,98	1,98	2,48	3,56	10,40	11,10	0,60	2,62	2,89	3,97	A	
2,0+2,0+2,0+2,0+3,5		1,81	1,81	1,81	1,81	3,16	3,84	10,40	11,11	0,67	2,61	2,89	3,98	A	
2,0+2,0+2,0+2,0+5,0		1,60	1,60	1,60	1,60	4,00	4,27	10,40	11,24	0,71	2,51	2,90	4,14	A	
2,0+2,0+2,0+2,0+6,0		1,49	1,49	1,49	1,49	4,44	4,55	10,40	11,47	0,72	2,38	2,81	4,37	A	
2,0+2,0+2,0+2,0+7,1		1,38	1,38	1,38	1,38	4,88	4,86	10,40	11,50	0,79	2,36	2,79	4,41	A	
2,0+2,0+2,0+2,5+2,5		1,90	1,90	1,90	2,35	2,35	3,70	10,40	11,10	0,62	2,62	2,89	3,97	A	
2,0+2,0+2,0+2,5+3,5		1,73	1,73	1,73	2,17	3,04	3,99	10,40	11,11	0,69	2,61	2,89	3,98	A	
2,0+2,0+2,0+2,5+5,0		1,54	1,54	1,54	1,93	3,85	4,41	10,40	11,24	0,74	2,51	2,90	4,14	A	
2,0+2,0+2,0+2,5+6,0		1,43	1,43	1,43	1,80	4,31	4,69	10,40	11,47	0,74	2,38	2,81	4,37	A	
2,0+2,0+2,0+2,5+7,1		1,33	1,33	1,33	1,67	4,74	5,00	10,40	11,50	0,82	2,36	2,79	4,41	A	
2,0+2,0+2,0+3,5+3,5		1,90	1,90	1,90	2,35	2,35	3,70	10,40	11,10	0,62	2,62	2,89	3,97	A	
2,0+2,0+2,0+3,5+5,0		1,43	1,43	1,43	2,51	3,60	4,69	10,40	11,25	0,82	2,51	2,89	4,14	A	
5MXS90E7V3B		2,0+2,0+2,0+3,5+6,0	1,34	1,34	1,34	2,35	4,03	4,97	10,40	11,48	0,82	2,37	2,80	4,39	A
	2,0+2,0+2,5+2,5+2,5	1,81	1,81	2,26	2,26	2,26	3,84	10,40	11,10	0,67	2,62	2,89	3,97	A	
	2,0+2,0+2,5+2,5+3,5	1,66	1,66	2,08	2,08	2,92	4,13	10,40	11,11	0,71	2,61	2,89	3,98	A	
	2,0+2,0+2,5+2,5+5,0	1,49	1,49	1,86	1,86	3,70	4,55	10,40	11,24	0,76	2,51	2,90	4,14	A	
	2,0+2,0+2,5+2,5+6,0	1,39	1,39	1,73	1,73	4,16	4,83	10,40	11,47	0,80	2,38	2,81	4,37	A	
	2,0+2,0+2,5+3,5+3,5	1,54	1,54	1,92	2,70	2,70	4,41	10,40	11,11	0,76	2,61	2,89	3,98	A	
	2,0+2,0+2,5+3,5+5,0	1,39	1,39	1,72	2,43	3,47	4,83	10,40	11,25	0,84	2,51	2,89	4,14	A	
	2,0+2,0+3,5+3,5+3,5	1,44	1,44	2,52	2,50	2,50	4,69	10,40	11,12	0,84	2,61	2,89	3,98	A	
	2,0+2,5+2,5+2,5+2,5	1,72	2,17	2,17	2,17	2,17	3,99	10,40	11,10	0,69	2,62	2,89	3,97	A	
	2,0+2,5+2,5+2,5+3,5	1,60	2,00	2,00	2,00	2,80	4,27	10,40	11,11	0,74	2,61	2,89	3,98	A	
	2,0+2,5+2,5+2,5+5,0	1,44	1,79	1,79	1,79	3,59	4,69	10,40	11,24	0,82	2,51	2,90	4,14	A	
	2,0+2,5+2,5+2,5+6,0	1,33	1,68	1,68	1,68	4,03	4,97	10,40	11,47	0,82	2,38	2,81	4,37	A	
	2,0+2,5+2,5+3,5+3,5	1,48	1,86	1,86	2,60	2,60	4,55	10,40	11,11	0,82	2,61	2,89	3,98	A	
	2,0+2,5+2,5+3,5+5,0	1,34	1,68	1,68	2,35	3,35	4,97	10,40	11,25	0,87	2,51	2,89	4,14	A	
	2,0+2,5+3,5+3,5+3,5	1,38	1,73	2,43	2,43	2,43	4,83	10,40	11,12	0,87	2,61	2,89	3,98	A	
	2,5+2,5+2,5+2,5+2,5	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	4,13	10,40	11,10	0,72	2,62	2,89	3,97	A	
	2,5+2,5+2,5+2,5+3,5	1,93	1,93	1,93	1,93	2,68	4,41	10,40	11,11	0,77	2,61	2,89	3,98	A	
	2,5+2,5+2,5+2,5+5,0	1,73	1,73	1,73	1,73	3,48	4,83	10,40	11,24	0,85	2,51	2,90	4,14	A	
2,5+2,5+2,5+3,5+3,5	1,80	1,80	1,80	2,50	2,50	4,69	10,40	11,11	0,85	2,61	2,89	3,98	A		
2,5+2,5+3,5+3,5+3,5	1,69	1,69	2,34	2,34	2,34	4,97	10,40	11,12	0,90	2,61	2,89	3,98	A		

Huom: Liitetynä 2,0, 2,5, 3,5 ja 5,0 luokkaan: seinäsenteinen D-tyyppi / 6,0, 7,1 luokkaan : seinäsenteinen E-tyyppi

Huom: EER = Kylmäkerrin

COP = Lämpökerrin

AEC = Vuosittainen energiankulutus



**In all of us,
a green heart**



Daikin on ilmastointilaitteiden, kompressorien ja jäähdytyslaitteistojen johtava valmistaja, joka osallistuu tiiviisti ympäristön-suojelun kehittämiseen. Daikin tavoitteena on jo monen vuoden ajan ollut tulla ympäristöystävällisten tuotteiden johtavaksi toimittajaksi. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää ekologista tuotteiden suunnittelua ja energianhallintajärjestelmää, johon liittyy energian säästäminen ja jätteen määrän vähentäminen.



Daikin Europe N.V.:llä on LRQA:n hyväksyntä yhtiön laadunhallintajärjestelmälle, joka on ISO9001-standardin mukainen. ISO9001-standardi koskee laadunvarmistusta tuotteen rakenteen, kehittämisen, valmistuksen ja tuotteeseen liittyvien palveluiden osalta.



ISO14001-sertifioinnilla taataan tehokas ympäristöhallintajärjestelmä, joka suojaa ihmisten terveyttä ja ympäristöä toimimme, tuotteidemme ja palveluidemme mahdollisilta vaikutuksilta. Ympäristöhallintajärjestelmä auttaa ylläpitämään ja parantamaan ympäristön laatua.



Daikinin tuotteet täyttävät eurooppalaiset tuoteturvallisuusvaatimukset.



Daikin Europe N.V. on osallisena Euroventin sertifiointiohjelmassa, joka koskee ilmastointilaitteita (AC), nestejäähdytyspaketteja (LCP) ja puhallinyksiköitä (FC). Sertifioidujen mallien sertifioidut tiedot on lueteltu Eurovent-hakemistossa. Moniyksiköt on Eurovent-sertifioitu enintään kahden sisäyksikön yhdistelmien osalta.

Tämä kuvasto on laadittu vain tiedotustarkoituksessa. Kuvaston tiedot eivät muodosta Daikin Europe N.V:tä sitovaa tarjousta. Daikin Europe N.V. on pyrkinyt tarkistamaan tämän kuvaston tiedot mahdollisimman huolellisesti. Kuvaston sisällön kattavuudesta, tarkkuudesta, luotettavuudesta tai tiettyyn käyttötarkoitukseen sopivuudesta ei tarjota mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta. Sama rajoitus koskee myös kuvaston esittelemiä tuotteita ja palveluita. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta. Daikin Europe N.V. kieltää erikseen kaiken vastuun lain sallimassa suurimmassa laajuudessa koskien tämän kuvaston käyttöä ja/tai tulkintaa. Daikin Europe N.V.:llä on tekijänoikeudet kuvaston koko sisältöön.

Daikinin tuotteiden jakelija:

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300
B-8400 Oostende, Belgium
www.daikineurope.com