

Brugervenlig fjernbetjening i moderne design

BRC1E53A/B/C



› Nem at bruge: Direkte adgang til alle hovedfunktioner



› Valg mellem symbol- eller tekstdisplay

› Enkel idriftsætning: Intuitivt interface til avancerede menuindstillinger



› Redundant drift med backup til infrastrukturkøling

› Optimer dit klimaanlæg ved at aktivere en hel række energibesparende funktioner (begrænsning af temperaturområde, nedsættelsesfunktion, off-timer m.m.)

› Hold styr på dit energiforbrug med kWt-angivelse, der viser et vejledende el-forbrug

› Programmering af op til tre uafhængige programmer, så du selv med lethed kan skifte program i løbet af året (f.eks. sommer, vinter, mellemsæson)

› Understøtter flere sprog

› Mulighed for at begrænse menufunktioner individuelt

› Hvis der opstår strømsvigt gemmes alle indstillinger takket være den indbyggede el-reserve

Brugervenlig fjernbetjening

Denne fjernbetjening er designet til at maksimere effektiviteten og forbedre komforten

Energibesparende

✓ Innovative energibesparelser reducerer dine driftsomkostninger

- › Energibesparende funktioner er automatisk integreret
- › Styling efter efterspørgsel⁽¹⁾ nedsætter strømforbruget med 40 %-70 %, når andre større apparater er tændt
- › Enheden justeres eller slukkes automatisk, når der ikke er nogen i rummet, hvilket giver op til 27 % lavere driftsomkostninger
- › Begrænset temperaturområde forhindrer overdreven opvarmning og afkøling
- › Set back funktion fastholder indendørs temperaturen inden for et minimum og maksimum, når der ikke er nogen til stede
- › Automatisk nulstilling af indstillingspunkt efter en forud indstillet periode
- › Sluk-timer styringer nedsætter unødvendig forbrug

✓ Angivelse af kWt, så du kan følge med i forbruget⁽²⁾


- › Angivelsen af kWt viser el-forbruget inden for seneste dag/uge/måned/år



Stabilitet

✓ Redundant drift

- › Når en vis periode⁽³⁾ er forløbet, vil driftsenheden gå i standby, og standbyenheden vil overtage driften, hvilket øger systemets brugslevetid



Kompatibilitet for duty rotation	Modelnavn	Tilgængelighed
Skjult loftsystem	FBQ-D*	Tilgængeligt
Vægmonteret system	FAQ-C9*	Maj 2016
Lofthængt system	FHQ-CB*	Maj 2016



✓ Reservedrift

- › Hvis en enhed svigter, vil den anden enhed automatisk starte
- › Permanent lagring af indstillinger og reservestrøm til ur i mindst 48 timer

(1) Fås kun til Seasonal Smart RZQG-L, RZAQ og Seasonal classic RZQSG-L

(2) Kun til Sky Air FBQ-D, FCQG og FCQHG parvise kombinationer

(3) Rotationsinterval kan indstilles fra 6t, 12t, 24t, 72t, 96t, ugentligt

Optimer dit klimaanlæg ved at aktivere en række energibesparende funktioner

Komfort

✓ Fleksibel programmering

- › Op til tre forskellige programmer kan indstilles (f.eks. sommer, vinter, mellemsæson)
- › Feriefunktion

✓ Lydsvag funktion

- › Reducerer støjen fra udendørs enheden f.eks. om natten

Brugervenlig

✓ Direkte adgang til hovedfunktioner


- › Let betjening med store knapper og piletaster
- › Intuitiv betjening af basisindstillinger
- › Tydelig menuliste med funktioner

✓ Tydeligt grafisk brugerinterface


- › For lettere betjening og navigation gives en forklaring for hver indstilling på displayet

✓ Valg mellem symbol- eller tekstdisplay


- › Du kan afhængigt af programmet vælge mellem 4 forskellige display- eller tekstdisplay
- › Kan fås med standard oplysninger og detaljerede oplysninger



Standard display



Detaljeret visning



✓ Understøtter flere sprog


- › BRC1E53A: Engelsk, tysk, fransk, hollandsk, spansk, italiensk, portugisisk
- › BRC1E53B: Engelsk, tjekkisk, kroatisk, ungarsk, rumænsk, slovensk, bulgarsk
- › BRC1E53C: Engelsk, græsk, russisk, tyrkisk, ungarsk, slovakisk, albansk

Specifikationer/funktioner

Specifikationer		BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C
Mål (HxBxD)		3.120x120x19 mm 40
LCD	Displaystørrelse (HxB)	43,2x68,85 mm
	Type	Full dot (160x255)
Farve		Klar hvid
Cover til betjeningsdel		Nej
Maks. ledningslængde		500 m
Indendørs enheder, der kan tilsluttes		Alle VRV og Sky Air indendørs enheder og HRV (VAM/VKM)

Funktioner		BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C		
Energibesparende funktioner	Indstiller følers adfærd			•
	Temperaturområdegrænse			•
	Nedsættelsesfunktion			•
	Automatisk nulstilling af indstillingspunkt			•
	Deaktiveringstimer			•
Display	Flersproget display	Engelsk, tysk, fransk, hollandsk, spansk, italiensk, portugisisk	Engelsk, tjekkisk, kroatisk, ungarsk, rumænsk, slovensk, bulgarsk	Engelsk, græsk, russisk, tyrkisk, ungarsk, slovakisk, albansk
	Detaljeniveau	Enkelt symbol/Enkel tekst/Detailjeret symbol/Detailjeret tekst		
	Hjælp-menu			•
	Visning af rumtemperatur			•
	Ur (visning af tid)	Realtidsur med automatisk opdatering til sommertid		
	Baggrundslys			•
	Justering af kontrast			•
Timer	Ugentlig timer			3
	Feriefunktion			•
	Tastlås			•
Adgangsstyring	Blokér menuer	Individuelt for hver menu		
	Blokér knapper	Individuelt for hver knap (ON/OFF, driftsfunktionsvælger, temperaturjustering, ventilatorhastighed/luftstrømsretning)		
Hukommelse	Indbygget reservestrøm	Hvis der opstår strømsvigt gemmes alle indstillinger, uret fungerer fortsat i op til 48 timer		
NYT Kølefunktioner for infrastruktur	Reserve			•
	Duty rotation			•

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgien · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Ansvarshavende redaktør)



ECPDA16-306

07/16

Denne publikation er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har samlet denne publikations indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte skader, forstæet i ordets bredeste betydning, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne publikations brug og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.



Nærværende publikation erstatter ECPDA15-306. Trykt på ikke-klorbleget papir.