

Brugervenlig fjernbetjening i moderne design

BRC1E52A/B



- › Nem at bruge: Direkte adgang til alle hovedfunktioner
- › Enkel idriftsætning: Intuitivt interface til avancerede menuindstillinger
- › Optimer dit klimaanlæg ved at aktivere en hel række energibesparende funktioner (begrænsning af temperaturområde, nedsættelsesfunktion, sluk-timer m.m.)
- › Hold styr på dit energiforbrug med kWt-angivelse, der viser et vejledende el-forbrug
- › Programmering af op til tre uafhængige programmer, så brugeren selv med lethed kan skifte program i løbet af året (f.eks. sommer, vinter, mellemsæson)
- › Realtidsur med automatisk opdatering til sommertid
- › Understøtter flere sprog
- › Mulighed for at begrænse menufunktioner individuelt
- › Hvis der opstår strømsvigt gemmes alle indstillinger i op til 48 timer takket være den indbyggede el-reserve

Brugervenlig fjernbetjening i moderne design

Denne enkle, moderne designede fjernbetjening i klar hvid matcher til din indretning.

Betjeningen giver en meget lettere og mere enkel styring, følg blot vejledningerne på LCD skærmen.




Brugervenlig

› Direkte adgang til hovedfunktioner

Store knapper og piletaster giver en let betjening. Basisindstillinger som f.eks. ventilatorhastighed og temperatur kan betjenes intuitivt. For andre indstillinger vælges funktionen blot fra menulisten.

› Tydeligt grafisk brugerinterface til avancerede menuindstillinger

Displayet giver en forklaring til hver indstilling, hvilket gør betjening og navigation meget let.



Tydeligt grafisk brugerinterface

Angivelse af kWt så du kan følge med i forbruget

Angivelsen af kWt viser el-forbruget inden for seneste dag/uge/måned/år.



Fleksibel programmering

› Der kan indstilles tre uafhængige programmer (f.eks. sommer, vinter, mellemsæson)

- brugeren kan selv ændre i programmet
- intet behov for besøg af installatør
- 5 handlinger/dage kan programmeres for hver ugedag

› Feriefunktion

- Deaktiverer programtimer for de dage, der er indstillet som feriedage



Optimer dit klimaanlæg ved at aktivere en række energibesparende funktioner

Energibesparende funktioner

Takket være de energibesparende funktioner på den fortrådede fjernbetjening er der mulighed for at alle anvendelser kan få fordel af Daikins avancerede **energistyringsværktøjer**, som gør det let og ligetil at **nedsætte driftsudgifterne**.

Intelligent og fleksibel styring via følere på round-flow kassette og helt flad kassette

- › Enheden justerer indstillingspunkter eller slår fra, når der ikke er nogen til stede i rummet
- › Stor reduktion af driftsudgifterne, helt op til 27 %
- › Programføler via fjernbetjening

Temperaturområdegrænse

- › Sparer energi ved at begrænse de minimale og maksimale indstillingspunkter, der kan indstilles
- › Forhindrer for stor opvarmning eller afkøling

Nedsættelsesfunktion

- › Fastholder indendørs temperaturen inden for et minimum og maksimum, når der ikke er nogen til stede

Automatisk nulstilling af indstillingspunkt

- › Nulstiller automatisk indstillingspunktet efter en forud indstillet periode

Deaktiveringstimer

- › Slukker automatisk enheden efter en forud indstillet periode
- › Sparer energi i f.eks. mødelokaler, når klimaanlægget ikke slukkes efter et møde

Ur i realtid

Realtidsur med automatisk opdatering til sommertid

Understøtter flere sprog

- › Engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, portugisisk, græsk, hollandsk, russisk, tyrkisk og polsk (BRC1E52A)
- › Engelsk, tysk, tjekkisk, kroatisk, ungarsk, rumænsk, slovensk, bulgarsk, slovakisk, serbisk, albansk (BRC1E52B)

Mulighed for at blokere menufunktioner/knapper individuelt

- › Blokér nogle af funktionerne på fjernbetjeningen for at undgå misbrug, velegnet til f.eks hoteller, butikker, kontorer

Andre egenskaber


- › Indbygget sikkerhed. Hvis der opstår strømsvigt gemmes alle indstillinger i op til 48 timer
- › Baggrundsbelysning

Specifikationer/funktioner

Specifikationer		BRC1E52A / BRC1E52B	
Mål (HxBxD)		3.120x120x19 mm40	
LCD	Displaystørrelse (HxB)	43,2x68,85 mm	
	Type	Full dot (160x255)	
Farve		Klar hvid	
Cover til betjeningsdel		Nej	
Maks. ledningslængde		500 m	
Indendørs enheder, der kan tilsluttes		All VRV® og Sky Air® indendørs enheder	

Funktioner		BRC1E52A / BRC1E52B	
Energibesparende funktioner	Indstiller følers adfærd	•	
	Temperaturområdegrænse	•	
	Nedsættelsesfunktion	•	
	Automatisk nulstilling af indstillingspunkt	•	
	Deaktiveringstimer	•	
Display	Flersproget display	Engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, portugisisk, græsk, hollandsk, russisk, tyrkisk, polsk	Engelsk, tysk, tjekkisk, kroatisk, ungarsk, rumænsk, slovensk, bulgarsk, slovakisk, serbisk, albansk
	Hjælp-menu	•	
	Visning af rumtemperatur	•	
	Ur (visning af tid)	Realtidsur med automatisk opdatering til sommertid	
	Baggrundsllys	•	
	Justering af kontrast	•	
Timer	Ugentlig timer	3	
	Feriefunktion	•	
	Tastlås	•	
Adgangsstyring	Blokér menuer	Individuelt for hver menu	
	Blokér knapper	Individuelt for hver knap (ON/OFF, driftsfunktionsvælger, temperaturjustering, ventilatorhastighed/luftstrømsretning)	
Hukommelse	Indbygget sikkerhedseffekt	Hvis der opstår strømsvigt gemmes alle indstillinger i op til 48 timer	

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Oostende · Belgien · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Ansvarshavende udgiver)



ECPDA15-306

CD · 02/15-

Denne publikation er kun udarbejdet som information, og den udgør ikke et tilbud, der er bindende for Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. har samlet denne publikations indhold efter bedste overbevisning. Der gives ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at indholdet og de produkter og tjenester, der præsenteres heri, er komplette, nøjagtige, pålidelige eller egnede til et bestemt formål. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Daikin Europe N.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nogen form for direkte eller indirekte skader, forstået i ordets bredeste betydning, som er opstået på grund af eller i forbindelse med denne publikations brug og/eller fortolkning. Daikin Europe N.V. har copyright på hele indholdet.



Nærværende publikation erstatter ECPEN12-306. Trykt på papir uden klorbehandling.