DAIKIN

DUCO

Catalogo prodotti 2021

Ventilazione ad uso residenziale

CHRV

Accessori

Sommario

Introduzione **3**
- Perché scegliere DUCO 3
- Solo da Daikin 3

DucoBox Energy Comfort **4**
- La prima scelta per i progetti di costruzione 4
- Pacchetto di ventilazione completo 5
- Specifiche tecniche 7
- Dimensioni 9

DucoBox Energy Premium **10**
- DucoBox Energy Premium sotto i riflettori 10
- Sistema di ventilazione a 2 zone 12
- Specifiche tecniche 13
- Dimensioni 15

DucoFlex **16**
- Sistema completo di canalizzazioni per la ventilazione HRV centralizzata .....

Elenco materiali **18**

Perché scegliere DUCO?

DUCO offre soluzioni end-to-end

Un singolo punto di riferimento per la tua soluzione di ventilazione end-to-end

Gamma completa di unità di ventilazione a recupero di calore centralizzate (CHRV), canalizzazioni e accessori.

Controllo intelligente della potenza

La stanza è ventilata solo quando è necessario e nella giusta quantità. La concentrazione di CO_2 e l'umidità dell'aria sono usati come indicatori. Questo aiuta ad evitare inutili perdite di calore, garantendo un clima interno ottimale.

Uno dei sistemi più silenziosi

Un clima interno confortevole è creato mediante sistemi di ventilazione silenziosi. DUCO vanta eccellenti proprietà acustiche sia per l'aria immessa che per quella di scarico.

Regolazione automatica

La regolazione automatica (la tecnologia di misurazione e regolazione si basa sul principio della regolazione a pressione costante) offre sempre la garanzia al 100% di un risultato finale qualitativo e si traduce in un risparmio del 50% del tempo di installazione.

Connettività

Con il Communication Print opzionale si ha la possibilità di far comunicare i sistemi di ventilazione DUCO tramite ModBus e/o Ethernet. L'integrazione ModBus permette di collegarli a un sistema di gestione degli edifici.

Elevata efficienza di trasformazione dell'energia

La combinazione di filtri dinamici per la distribuzione dell'aria e di scambiatori di calore ad alte prestazioni si traduce in un indice di efficienza energetica molto elevato.

Solo da Daikin

Grazie a DUCO, Daikin offre sistemi HRV centralizzati con una valvola a 2 zone integrata. Con la versione DucoBox Energy Premium a 2 zone, la gamma di prodotti Daikin viene ampliata con un sistema di ventilazione unico con controllo integrato a 2 zone. Se una certa zona non richiede ventilazione, quella zona non sarà ventilata. Il risparmio sui costi di riscaldamento, i consumi ridotti e una bassa rumorosità dell'unità (minor numero di giri/min) sono le logiche conseguenze.

CHRV

I sensori rilevano meticolosamente i movimenti dei residenti in tutta la casa. Questo permette di determinare automaticamente dove, quando e in quale quantità è necessaria la ventilazione.

Grazie al controllo separato delle due zone con una valvola integrata, il consumo dei ventilatori EC si riduce considerevolmente, il che si traduce nel raggiungimento della classe energetica A+.



- ☑ Qualità dell'aria interna ottimale nel modo più efficiente dal punto di vista energetico grazie al controllo a 2 zone
- ☑ Il sistema di ventilazione più silenzioso sul mercato
- ☑ Regolazione automatica

DucoBox Energy Comfort

Semplifica la vita degli installatori

- Doppio by-pass brevettato
- Filtri a flusso d'aria dinamico

  per la massima efficienza.
- Basso consumo energetico grazie ai motori EC ad elevata efficienza energetica

La prima scelta per i progetti di costruzione

DucoBox Energy Comfort è un'unità di ventilazione meccanica a recupero di calore (MVHR). Questa unità di ventilazione intelligente e silenziosa, con capacità regolabile fino a 325 m³/h, è la soluzione ideale per appartamenti e case grazie alle sue dimensioni compatte. La commutazione sinistra/destra è gestita al 100% via software grazie al principio brevettato del doppio bypass. I filtri dinamici di distribuzione dell'aria insieme al controllo intelligente della potenza basato sui valori di CO_2 e di umidità, garantiscono un'efficienza eccezionale in questa unità compatta.

Commutazione SX/DX - 100% via software

Questa unità è molto facile da installare perché non sono necessari interventi strutturali. La commutazione sinistra/destra è realizzata al 100% via software grazie a un principio brevettato di doppio by-pass.

Unità compatta e leggera: 700 x 705 x 525 mm

solo **21 kg**

Questa unità leggera pesa solo 21 kg e può quindi essere installata facilmente da 1 persona sola.
Grazie alle sue dimensioni compatte, DucoBox Energy Comfort è ideale per piccoli locali tecnici!

Funzione di copia intelligente

Grazie ad una funzione "copia" integrata a livello di software, l'installatore ha la possibilità di copiare le impostazioni e i parametri di un'unità DucoBox Energy Comfort su un'altra DucoBox Energy Comfort. Questa funzione è particolarmente utile nella costruzione in serie con case dello stesso tipo.

Regolazione automatica

Basandosi sui principi della regolazione a pressione costante, questo metodo consente di ridurre il tempo di regolazione del 50%. DUCO ti fa risparmiare tempo.

Controllo intelligente della potenza in base ai valori di CO_2 e/o umidità

Pacchetto di ventilazione completo

Sei alla ricerca di un pacchetto di ventilazione completo? Allora c'è solo una strada da seguire. Con DucoFlex, Daikin fornisce un sistema completo di canalizzazioni per CHRV. Inoltre DucoFlex consente di usufruire del pacchetto garanzia 'Zero Noise'. Questo comprende la classe di tenuta più alta D, la minore resistenza all'aria e il massimo comfort acustico con il sistema di ventilazione più silenzioso d'Europa!
Il risultato è un sistema di ventilazione silenzioso ed efficiente dal punto di vista energetico.

Sapevi che questo sistema di canalizzazioni completo è molto facile da installare? Questo grazie al pratico principio 'Click & Go' e al numero ridotto di raccordi. Daikin è il tuo punto di riferimento per un'assistenza completa al 100%.



NOVITÀ

- ☑ **DucoFlex**
  Sistema completo di canalizzazioni dell'aria per CHRV
- ☑ **Sistema 'Click & Go'**
  Canalizzazione flessibile con comodo sistema a clic
- ☑ **Garanzia 'Zero noise'**
  Soddisfa i requisiti più rigorosi
- ☑ **Assistenza completa al 100%**
  Pacchetto completo di ventilazione con assistenza

DucoBox Energy Comfort 325

DucoBox Energy Comfort è un'unità di ventilazione meccanica compatta e leggera a recupero di calore. Con una capacità fino a 325 m^3/h, è la soluzione di ventilazione equilibrata per gli appartamenti e le case in serie.
Il **controllo della potenza** di DucoBox Energy Comfort si traduce in un funzionamento intelligente ed efficiente dal punto di vista energetico.
Insieme al **controllo intelligente della potenza** basato sui valori di CO_2 e di umidità, i filtri dinamici di distribuzione dell'aria assicurano un'efficienza eccezionale in questa unità compatta.
La **commutazione destra/sinistra** è realizzata al 100% via software grazie a un principio brevettato di doppio bypass.
Inoltre, questa unità pesa solo 21 kg. In altre parole: basta 1 sola persona per installarla.
La **configurazione automatica** assicura un'installazione rapida e professionale dell'unità.



A+

Versioni

Tipo	Portata d'aria di immissione e scarico a 150 Pa	Controllo a 2 zone	Protezione antigelo	Numero di riferimento
DucoBox Energy Comfort 325	325 m^3/h	No	Squilibrio	00004485

Per i modelli UK, vedere pagina 18

Accessori opzionali

Prodotto	Numero di riferimento
Sifone piatto (Energy & Eco)	00004376
Communication Print	00004251
Box Sensor umidità (Energy Comfort)	00004545
Base di supporto (Energy Comfort)	00004546
Set 2 filtri x Coarse 65% (Energy Comfort)	00004547



DucoBox
Energy Comfort 325

Caratteristiche fisiche	
Larghezza x Altezza x Profondità (mm)	700 x 705 x 525 mm
Pannellatura	Lamiera in acciaio rivestita + EPP
Colori	Bianco + nero
Collegamenti	Diametro interno: Ø 160 mm
Scarico condensa	Ø 32 mm (1 ¼") (2x)
Scambiatore di calore	PET/Polistirene
Materiale interno	EPP/PP/ABS
Peso	21 kg
Lunghezza cavo alimentazione	2 m (dalla parte superiore dell'unità)
Montaggio	Montaggio a parete (standard) - Montaggio a pavimento opzionale con base di supporto

Caratteristiche varie	
Classe energetica	Con 2 sensori: A+. Altri: A
Filtri	Aria immessa: Standard: ISO 16890 Coarse 65% (= G4) Aria di scarico: Standard: ISO 16890 Coarse 65% (= G4)
Bypass estivo	Completo (modulazione 100%)
Protezione antigelo	Squilibrio
Ventilatori	Ventilatore EC a pale rovesce
Configurazione automatica	Sì (pressione costante)
Controllo costante del flusso	Sì
Sistemi di controllo	Display integrato Utilizzo tramite interruttori di comando e sensori ambiente Opzionale tramite smartphone/tablet (se Communication Print presente nel dispositivo)
Sensori	Integrati: pressione, temperatura, contatto di commutazione integrato, umidità (tramite Box Sensor opzionale) Esterni: CO_2 (tramite sensore ambiente opzionale), umidità (tramite sensore ambiente opzionale), contatto di commutazione esterno (ingresso a contatto pulito) (opzionale)
Comunicazione	Standard: DUCO RF, DUCO cablato, contatto di commutazione Può essere ampliato con Communication Print: ModBus, PWM-IN, PWM-OUT, contatto di commutazione (3x), Ethernet, slot per scheda Micro SD

Caratteristiche elettriche	
Potenza elettrica massima 325 m^3/h a 150 Pa	130 W (2 x 65 W)
Alimentazione	230 V, 50 Hz - tramite cavo a 3 poli con messa a terra
Spine	Ingressi/uscite 0-10 V
Tipo di motore	DC
Classe IP	IP40
Efficienza	A 325 m^3/h: 85% - A 275 m^3/h: 87% - A 225 m^3/h: 88%

Misurazione #	Portata Qv m^3/h	Pressione Pa	Assorbimento nominale P W	Potenza specifica dei ventilatori (SFP) Wh/m^3	Livello sonoro Lw*		
					Immissione dB(A)	Scarico dB(A)	Livello di potenza sonora dB(A)
1	325	150	131	0,40	69	58,5	63
2	325	100	115	0,35	69	59	62
3	300	150	113	0,38	67,5	57,5	62
4	300	100	96	0,32	66,5	56	61
5	250	150	82	0,33	65	55	60
6	250	100	71	0,28	63,5	54,5	58,5
7	250	50	59	0,24	62,5	53	56
8	227,5	50	49	0,22	60	49	55
9	200	50	40	0,20	58,5	50	53
10	200	25	35	0,18	57,5	48,5	51,5
11	150	25	23	0,15	52	41,5	47
12	100	25	15	0,15	47,5	39,5	42

* Livello di potenza sonora misurato in conformità a ISO 3741: 2010. Livello sonoro di immissione e scarico secondo la norma ISO 5135: 1997 (con correzione canale)

Vista frontale



Vista posteriore



Vista dall'alto



Vista dal basso



Vista laterale



DucoBox Energy Premium

sotto i riflettori

DucoBox Energy Premium porta il sistema CHRV a recupero di calore a un altro livello. Ideale per l'installazione nelle case del futuro a basso consumo energetico: la regolazione automatica e il controllo integrato a 2 zone con regolazione della potenza garantiscono un funzionamento ultra-silenzioso, intelligente e a risparmio energetico.



☑ Sistema a 2-ZONE brevettato (opzionale)

La zona giorno e la zona notte sono controllate separatamente da una valvola integrata nell'unità stessa. Il controllo può avvenire in base agli orari o alle misurazioni dei valori di CO_2 o di umidità, migliorando così significativamente l'efficienza energetica!

☑ Posizionamento favorevole del ventilatore

☑ 2 filtri dell'aria standard

☑ Caratteristiche distintive

- **Sistema bilanciato** con controllo **della potenza e recupero di calore**
- Livello di potenza sonora (immissione d'aria) **più basso** sul mercato
- Il **controllo a 2 zone** brevettato garantisce la massima efficienza energetica (60,5 W)
- La regolazione automatica riduce il tempo di installazione di **almeno il 50%**
- Configurazione **modulare** dei **componenti** su richiesta
- Numero minimo di componenti
- **Comunicazione intelligente** con i sistemi di domotica attraverso ModBus o ethernet

- Misurazione intelligente dell'umidità e sensori di pressione
- Preriscaldatore intelligente
- Scambiatore di calore per la massima efficienza
- Una delle soluzioni CHRV più silenziose

- Regolazione automatica

La regolazione automatica, che si basa sul principio della pressione costante, permette una regolazione molto veloce e precisa.
I tempi di installazione si riducono così del 50%!
DUCO ti fa risparmiare tempo e denaro.



- **DucoFlex**
  Sistema completo di canalizzazioni dell'aria per CHRV
- **Sistema 'Click & Go'**
  Canalizzazione flessibile con comodo sistema a clic
- **Garanzia 'Zero noise'**
  Soddisfa i requisiti più rigorosi
- **Assistenza completa al 100%**
  Pacchetto completo di ventilazione con assistenza

NOVITÀ

Sistema di ventilazione a 2 zone

I sensori controllano attentamente la presenza di persone e le loro attività all'interno dell'abitazione per mezzo di sensori di rilevazione di CO_2 e/o di umidità. Questo consente all'unità di capire in automatico quando, dove (zona giorno o zona notte) e quanto è necessario ventilare.
Grazie al controllo separato di entrambe le zone con una valvola integrata, il consumo dei ventilatori EC si riduce considerevolmente, il che si traduce nel raggiungimento della classe energetica A+.



DucoBox
Energy Premium 325 - 400

DucoBox Energy Premium è un'unità di ventilazione meccanica a recupero di calore. Immette aria fresca in casa in modo meccanico ed estrae l'aria contaminata con l'aiuto di ventilatori integrati. Durante questo processo, il calore viene recuperato dall'aria estratta e trasferito all'aria immessa.
Il **controllo intelligente della potenza** di DucoBox Energy Premium si traduce in un funzionamento silenzioso, intelligente ed efficiente dal punto di vista energetico.
I dispositivi di controllo possono essere associati a DucoBox Energy Premium (= unità master).
DucoBox Energy Premium è dotata di un sistema di protezione antigelo (con o senza riscaldatore), della funzione bypass e portata costante.
La **regolazione automatica** permette di installare l'unità rapidamente.
DucoBox Energy Premium è disponibile sia nella versione a 1 zona che in quella a 2 zone. Quest'ultima offre un funzionamento ancora più silenzioso ed efficiente dal punto di vista energetico.



A+

Versioni

Tipo	Capacità aria immessa e aria di scarico a 150 Pa in m³/h	Sistema a 2 zone	Protezione antigelo	Numero di riferimento	
				SINISTRA	DESTRA
DucoBox Energy Premium **325-1ZS**	325	No	Squilibrio	00004358	00004359
DucoBox Energy Premium **325-1ZH**			Squilibrio + riscaldatore	00004360	00004361
DucoBox Energy Premium **325-2ZS**		Sì	Squilibrio	00004362	00004363
DucoBox Energy Premium **325-2ZH**			Squilibrio + riscaldatore	00004364	00004365
DucoBox Energy Premium **400-1ZS**	400	No	Squilibrio	00004366	00004367
DucoBox Energy Premium **400-1ZH**			Squilibrio + riscaldatore	00004368	00004369
DucoBox Energy Premium **400-2ZS**		Sì	Squilibrio	00004370	00004371
DucoBox Energy Premium **400-2ZH**			Squilibrio + riscaldatore	00004372	00004373

Per i modelli UK, vedere pagina 18

Accessori opzionali

Prodotto	Numero di riferimento
Base di supporto (Energy Premium)	00004421
Supporto a parete (Energy Premium)	00004422
Sifone piatto (Energy & Eco)	00004376
Communication Print	00004251
Box Sensor umidità (Energy Premium)	00004374

DucoBox Energy Premium 325



DucoBox Energy Premium 400



DucoBox
Energy Premium 325 - 400

Caratteristiche fisiche	325	400
Larghezza x Altezza x Profondità (mm)	740 x 957 x 585 mm	
Pannellatura	Lamiera in acciaio rivestita	
Colori	Bianco + verde	
Collegamenti	Diametro interno: Ø 160 mm - Diametro esterno: Ø 190 mm	
Scarico condensa	Ø 32 mm (1 ¼")	
Scambiatore di calore	PET/Polistirene	
Materiale interno	EPP/PP/ABS	
Peso	47 kg	
Lunghezza cavo alimentazione	2 m (collegato al lato superiore dell'unità)	
Montaggio	Montaggio a parete (standard) - Montaggio a pavimento opzionale con base di supporto	

Caratteristiche varie	325	400
Classe energetica	Con 2 sensori: A+. Altri: A	
Filtri	Aria immessa: Standard: ISO 16890 Coarse 65% (≈ G4) Aria immessa: Disponibile come opzione: ISO 16890 ePM1 70% (≈ F7) Aria di scarico: Standard: ISO 16890 Coarse 65% (≈ G4)	
Bypass estivo	Completo (modulazione 100%)	
Protezione antigelo	Squilibrio - Opzionale tramite riscaldatore proporzionale	
Ventilatori	Ventilatore EC a pale rovesce	
Configurazione automatica	Sì (pressione costante)	
Controllo costante del flusso	Sì	
Sistemi di controllo	Display integrato Utilizzo tramite interruttori di comando e sensori ambiente Opzionale tramite smartphone/tablet (se Communication Print presente nel dispositivo)	
Sensori	Integrati: pressione, temperatura, umidità (tramite Box Sensor opzionale), contatto di commutazione integrato Esterni: CO_2 (tramite sensore ambiente opzionale), umidità (tramite sensore ambiente opzionale), contatto di commutazione esterno (ingresso a contatto pulito) (opzionale)	
Comunicazione	Standard: DUCO RF, DUCO cablato, contatto di commutazione Può essere ampliato con Communication Print: ModBus, PWM-IN, PWM-OUT, contatto di commutazione (3x), Ethernet, slot per scheda Micro SD	

Caratteristiche elettriche	325	400
Potenza elettrica massima a 150 Pa	120 W (2 x 60 W)	183 W (2 x 91,5 W)
Potenza elettrica massima del riscaldatore	1000 W	
Alimentazione	230 V, 50 Hz - tramite cavo a 3 poli con messa a terra	
Spine	Ingressi/uscite 0-10 V	
Tipo di motore	DC	
Classe IP	IP40	
Efficienza	A 228 m³/h: 87% - A 275 m³/h: 86% - A 332 m³/h: 85%	A 301 m³/h: 85% - A 351 m³/h: 85% - A 401 m³/h: 84%

Misurazione #	Portata Qv m³/h		Pressione Pa		Assorbimento nominale P W		Potenza specifica dei ventilatori (SFP) Wh/m³		Livello sonoro Lw*					
									Immissione dB(A)		Scarico dB(A)		Livello di potenza sonora dB(A)	
	325	400	325	400	325	400	325	400	325	400	325	400	325	400
1	325	400	150	150	118	180	0,36	0,45	52,0	52,5	54,5	57,0	51,0	55,0
2	300	350	150	150	100	135	0,33	0,39	51,0	51,0	55,0	56,0	50,0	53,5
3	250	300	150	150	80	100	0,32	0,33	46,5	51,0	48,5	55,0	48,0	50,0
4	325	400	100	100	104	159	0,32	0,40	51,0	52,0	56,5	56,5	50,5	54,5
5	300	350	100	100	93	120	0,31	0,34	48,0	51,5	52,5	55,5	50,5	51,5
6	250	300	100	100	67	93	0,27	0,31	45,0	48,0	46,5	52,5	46,0	50,5
7	227,5	280	50	50	47	68	0,21	0,24	41,0	46,0	45,5	47,0	41,5	46,0
8	200	250	50	50	37	55	0,19	0,22	39,0	44,0	44,5	46,0	40,0	43,0
9	150	200	25	50	26	37	0,17	0,19	31,0	39,0	36,0	44,5	39,5	40,0
10	100	200	25	25	16	35	0,16	0,18	28,5	36,0	35,5	40,5	39,0	40,0
11	-	150	-	25	-	26	-	0,17	-	31,0	-	36,0	-	39,5
12	-	100	-	25	-	16	-	0,16	-	28,5	-	35,5	-	39,0

* Livello di potenza sonora misurato in conformità a ISO 3741: 2010. Livello sonoro di immissione e scarico secondo la norma ISO 5135: 1997 (con correzione canale)

Modello SX

Vista frontale



Vista posteriore



Vista laterale



Vista dall'alto



Vista dal basso



Modello DX

Vista frontale



Vista posteriore



Vista laterale



Vista dall'alto



Vista dal basso



DucoFlex

Sistema completo di canalizzazioni d'aria per sistemi CHRV



Silenziatori

Silenziatori flessibili o rigidi con connettori preinstallati. Grazie alle loro capacità di riduzione della rumorosità, i silenziatori DucoFlex sono parte essenziale del pacchetto garanzia "Zero Noise" DUCO.

☑ Garanzia 'Zero Noise'

- Classe di tenuta d'aria D
- Bassa resistenza all'aria
- Massimo comfort

☑ Assistenza completa al 100%

- Assistenza dal reparto ricerca
- Un singolo punto di riferimento:
  1 marchio = 1 soluzione di ventilazione

☑ Sistema completo di canalizzazioni d'aria

- Una soluzione per ogni tipo di sistema di ventilazione
- Adatto per le unità CHRV

☑ Sistema 'Click & Go'

- Pratico sistema a clic
- Poche parti e raccordi
- Risparmiare tempo = risparmiare denaro



Canalizzazioni isolate

Le canalizzazioni isolate in EPP ed EPS con un diametro di Ø160 mm o Ø180 mm sono semplici da collegare al sistema di canalizzazioni dell'aria DUCO. Grazie al numero di parti limitato, è facile creare un collegamento termoisolato tra l'unità di ventilazione e il passante a tetto/parete.

Elenco materiali

Categoria	Riferimento	Descrizione
UNITÀ CHRV (NO UK)	00004485	DucoBox Energy Comfort 325
	00004358	DucoBox Energy Premium 325 - 1ZS - Sinistra
	00004359	DucoBox Energy Premium 325 - 1ZS - Destra
	00004360	DucoBox Energy Premium 325 - 1ZH - Sinistra
	00004361	DucoBox Energy Premium 325 - 1ZH - Destra
	00004362	DucoBox Energy Premium 325 - 2ZS - Sinistra
	00004363	DucoBox Energy Premium 325 - 2ZS - Destra
	00004364	DucoBox Energy Premium 325 - 2ZH - Sinistra
	00004365	DucoBox Energy Premium 325 - 2ZH - Destra
	00004366	DucoBox Energy Premium 400 - 1ZS - Sinistra
	00004367	DucoBox Energy Premium 400 - 1ZS - Destra
	00004368	DucoBox Energy Premium 400 - 1ZH - Sinistra
	00004369	DucoBox Energy Premium 400 - 1ZH - Destra
	00004370	DucoBox Energy Premium 400 - 2ZS - Sinistra
	00004371	DucoBox Energy Premium 400 - 2ZS - Destra
	00004372	DucoBox Energy Premium 400 - 2ZH - Sinistra
	00004373	DucoBox Energy Premium 400 - 2ZH - Destra
UNITÀ CHRV (UK)	00004591	DucoBox Energy Comfort 325 (UK)
	00004456	DucoBox Energy Premium 325 - 1ZS - Sinistra (UK)
	00004457	DucoBox Energy Premium 325 - 1ZH - Sinistra (UK)
	00004458	DucoBox Energy Premium 325 - 2ZS - Sinistra (UK)
	00004459	DucoBox Energy Premium 325 - 2ZH -Sinistra (UK)
	00004460	DucoBox Energy Premium 325 - 1ZS - Destra (UK)
	00004461	DucoBox Energy Premium 325 - 1ZH - Destra (UK)
	00004462	DucoBox Energy Premium 325 - 2ZS - Destra (UK)
	00004463	DucoBox Energy Premium 325 - 2ZH - Destra (UK)
	00004464	DucoBox Energy Premium 400 - 1ZS - Sinistra (UK)
	00004465	DucoBox Energy Premium 400 - 1ZH - Sinistra (UK)
	00004466	DucoBox Energy Premium 400 - 2ZS - Sinistra (UK)
	00004467	DucoBox Energy Premium 400 - 2ZH - Sinistra (UK)
	00004468	DucoBox Energy Premium 400 - 1ZS - Destra (UK)
	00004469	DucoBox Energy Premium 400 - 1ZH - Destra (UK)
	00004470	DucoBox Energy Premium 400 - 2ZS - Destra (UK)
	00004471	DucoBox Energy Premium 400 - 2ZH - Destra (UK)
ACCESSORI	00004546	Base di supporto (Energy Comfort)
	00004421	Base di supporto (Energy Premium)
	00004422	Supporto a parete (Energy Premium)
	00004251	Communication Print (Energy Comfort + Premium)
	00004376	Sifone piatto
	00004547	Set di filtri 2 x Coarse 65% (Energy Comfort)
	00004416	Set di filtri 1x Coarse 65% e 1 x ePM1 70% (Energy Premium)
	00004417	Set di filtri 2 x Coarse 65% (Energy Premium)
DISPOSITIVI DI CONTROLLO	00004175	Telecomando utente RF/BAT nero
	00004174	Contatto di commutazione RF/230V
	00004545	Box Sensor umidità (Energy Comfort)
	00004374	Box Sensor umidità (Energy Premium)
	00004600	Telecomando utente RF/BAT bianco
	00004601	Telecomando utente RF/a filo nero
	00004602	Telecomando utente RF/a filo bianco
	00004603	Sensore CO_2 RF/a filo nero
	00004604	Sensore CO_2 RF/a filo bianco
	00004605	Sensore umidità RF/a filo nero
	00004606	Sensore umidità RF/a filo bianco
	00004636	Sensore CO_2 senza controllo RF/a filo nero
	00004637	Sensore CO_2 senza controllo RF/a filo bianco

Categoria	Riferimento	Descrizione
SFIATO DELL'ARIA	00004179	DucoVent Design quadrata standard AK (scarico) - RAL 9010
	00004594	DucoVent Design quadrata standard AK (scarico) - altro RAL
	00004226	DucoVent Design quadrata XL AK (immissione e scarico) - RAL 9010
	00004597	DucoVent Design quadrata XL AK (immissione e scarico) - altro RAL
	00004211	DucoVent Design quadrata stondata standard AK (scarico) - RAL 9010
	00004596	DucoVent Design quadrata stondata standard AK (scarico) - altro RAL
	00004227	DucoVent Design quadrata stondata XL AK (immissione e scarico) - RAL 9010
	00004598	DucoVent Design quadrata stondata XL AK (immissione e scarico) - altro RAL
	00004210	DucoVent Design rotonda AK (immissione e scarico) - RAL 9010
	00004595	DucoVent Design rotonda AK (immissione e scarico) - altro RAL
	00004178	DucoVent Basic (immissione e scarico)
	10300800	DoorVent RAL 9001
	10300700	DoorVent RAL 9010
	10300500	DoorVent (altro RAL)
DUCOFLEX	00004552	Canalizzazione rotonda DucoFlex D63
	00004563	Plenum a pavimento DucoFlex 12x63 - D180
	00004565	Plenum a pavimento DucoFlex 12x63 - 2 ovale
	00004564	Plenum a soffitto DucoFlex 12x63 - D180
	00004560	Connessione valvola ad angolo destro DucoFlex 3x63 - D125
	00004561	Connessione valvola ad angolo destro corta DucoFlex 3x63 - D125
	00004608	Connessione montante rotonda DucoFlex 3x63 - D125
	00004566	Connessione montante rotonda DucoFlex D160 - 2 ovale
	00004553	O-ring DucoFlex D63 (10 unità)
	00004554	Giunto DucoFlex D63
	00004599	Tagliatubi DucoFlex
	00004569	Canalizzazione e giunto DucoFlex Star D160
	00004570	Canalizzazione e giunto DucoFlex Star D180
	00004571	Curva a 90° e giunto DucoFlex Star D160
	00004572	Curva a 90° e giunto DucoFlex Star D180
	00004573	Curva a 45° e giunto DucoFlex Star D160
	00004574	Curva a 45° e giunto DucoFlex Star D180
	00004575	Giunto DucoFlex Star D160
	00004576	Giunto DucoFlex Star D180
	00004584	Terminale a parete nero DucoFlex D160
	00004627	Terminale a parete bianco DucoFlex D160
	00004585	Terminale a parete nero DucoFlex D180
	00004628	Terminale a parete bianco DucoFlex D180
	00004580	Terminale per tetto DucoFlex compatto D160 - Terracotta
	00004582	Terminale per tetto DucoFlex compatto D160 - Ardesia
	00004578	Terminale per tetto DucoFlex D160/180
	00004581	Terminale per tetto DucoFlex per tetti piani D160/180
	00004579	Tegola terminale per tetto DucoFlex D160/180
	00004586	Silenziatore DucoFlex D127
	00004630	Silenziatore DucoFlex D125
	00004631	Silenziatore DucoFlex D160
	00004632	Silenziatore DucoFlex D180
	00004587	Silenziatore DucoFlex Semirigido D160
	00004588	Silenziatore DucoFlex Semirigido D180

STAND BY ME HEATING SOLUTIONS NAVIGATOR

Prova l'innovativo servizio di assistenza ai clienti

"Heating Solutions Navigator"

Come parte del servizio assistenza Stand by Me, il nostro **Heating Solutions Navigator (HSN)** fornisce la soluzione più adatta alla casa del tuo cliente.

In qualità di installatore, potrai richiedere un **preventivo rapido** per le unità DUCO oppure ottenere un **calcolo dettagliato** basato sul progetto della casa del tuo cliente che ci sarà fornito.

* A condizione che venga assunto l'impegno di acquisto.

Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Ostenda · Belgio· www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Ostenda (Editore)

ECPIT21-797 11/21

La presente pubblicazione è fornita unicamente a scopo informativo e non costituisce un'offerta vincolante per Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. ha elaborato il contenuto della presente pubblicazione al meglio delle proprie conoscenze. Non si fornisce alcuna garanzia espressa o implicita di completezza, accuratezza, affidabilità o adeguatezza per scopi specifici relativamente al contenuto, ai prodotti e ai servizi ivi presentati. I dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso. Daikin Europe N.V. declina espressamente ogni responsabilità per danni diretti o indiretti, nel senso più ampio del termine, che derivino da o siano connessi a uso e/o interpretazione della presente pubblicazione. Daikin Europe N.V. detiene i diritti di riproduzione di tutti i contenuti.

Stampato su carta senza cloro.