





ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не используйте отличные от рекомендуемых производителем средства для ускорения размораживания или очистки оборудования.
- Оборудование должно храниться в помещении без непрерывно работающих источников воспламенения (например, открытый огонь, работающее газовое устройство или электронагреватель).
- Не прокалывайте и не поджигайте.
- Имейте в виду, что хладагент R32 не имеет запаха.

ПРИМЕРЫ ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ УСТАНОВКИ

- Следует устанавливать трубопроводы минимально возможной длины.
- Трубопроводы должны быть защищены от механических повреждений и не должны устанавливаться в невентилируемом пространстве, если размеры последнего меньше значений, указанных в таблице ниже.
- Для монтажа внутри здания (применяется для внутренних агрегатов и устанавливаемых внутри наружных агрегатов) может потребоваться минимальная площадь пола помещения. Значения приведены на графике справа и в таблице ниже. Таблица содержит округленные значения. Более точно значения можно определить по графику, представленному справа.
- В случае устанавливаемых в здании наружных агрегатов (зимний сад, гараж, машинный зал и т. д.) определите значение для напольных блоков. Если наружный агрегат устанавливается на высоте 1,8 метра и более над землей, можно использовать значения для настенных блоков.
- Чтобы определить минимальную площадь пола, следует учитывать общее количество заправленного хладагента (общее значение ③, которое представляет собой сумму значений для предварительной ① и дополнительной ② заправки).
- Минимальная площадь пола [м²] определяется, исходя из высоты монтажа 1,8 м для настенных блоков и 2,2 м для подвешиваемых к потолку блоков.



Минимальная площадь пола для устанавливаемого в здании оборудования
(применяется для внутренних агрегатов и устанавливаемых в здании наружных агрегатов)

Подвешиваемые к потолку блоки	
Масса (кг)	A _{min} (м ²)
1,224	Без ограничений
1,225	0,96
1,3	1,08
1,4	1,25
1,5	1,44
1,6	1,63
1,7	1,84
1,8	2,07
1,9	2,30
2,0	2,55
2,1	2,81
2,2	3,09
2,3	3,38
2,4	3,68
2,5	3,99
2,6	4,31
2,7	4,65
2,8	5,00
2,9	5,37
3,0	5,74
3,1	6,13
3,2	6,54
3,3	6,95
3,4	7,38
3,5	7,82

Смонтированные на стене блоки	
Масса (кг)	A _{min} (м ²)
1,224	Без ограничений
1,225	1,43
1,3	1,61
1,4	1,87
1,5	2,15
1,6	2,44
1,7	2,76
1,8	3,09
1,9	3,44
2,0	3,81
2,1	4,20
2,2	4,61
2,3	5,04
2,4	5,49
2,5	5,96
2,6	6,44
2,7	6,95
2,8	7,47
2,9	8,02
3,0	8,58
3,1	9,16
3,2	9,76
3,3	10,38
3,4	11,02
3,5	11,68

Напольные блоки	
Масса (кг)	A _{min} (м ²)
1,224	Без ограничений
1,225	12,88
1,3	14,50
1,4	16,82
1,5	19,31
1,6	21,97
1,7	24,80
1,8	27,80
1,9	30,98
2,0	34,32
2,1	37,84
2,2	41,53
2,3	45,39
2,4	49,42
2,5	53,63
2,6	58,00
2,7	62,55
2,8	67,27
2,9	72,16
3,0	77,22
3,1	82,46
3,2	87,86
3,3	93,44
3,4	99,19
3,5	105,11