

**Väljasätete tabel**[6.8.2] = .... **ID66F4****Vastavad seadmed**

EWAQ004BAVP  
EWAQ005BAVP  
EWYQ004BAVP  
EWYQ005BAVP  
EWAQ004BAVP-H-  
EWAQ005BAVP-H-  
EWYQ004BAVP-H-  
EWYQ005BAVP-H-

**Märkmed**

- (\*1) EWYQ\*
- (\*2) EWAQ\*

Väljasätete tabel				Paigaldussätete võrreldes vaikesätetega	
Leivapuru	Väljakood	Sätte nimetus	Vahemik, aste	Kuupaev	Väärtus
			Väikeväärtus		
<b>Kasutaja sätted</b>					
└ Eelseadistatud väärtused					
└ Ruumi temperatuur					
7.4.1.1		Mugavus (küte)	R/W	[3-07]~[3-06], aste: A.3.2.4	
7.4.1.2		Eco (küte)	R/W	[3-07]~[3-06], aste: A.3.2.4	
7.4.1.3		Mugavus (jahutus)	R/W	[3-08]~[3-09], aste: A.3.2.4	
7.4.1.4		Eco (jahutus)	R/W	[3-08]~[3-09], aste: A.3.2.4	
└ VVT pea					
7.4.2.1	[8-09]	Mugavus (küte)	R/W	[9-01]~[9-00], aste: 1°C	
7.4.2.2	[8-0A]	Eco (küte)	R/W	[9-01]~[9-00], aste: 1°C	
7.4.2.3	[8-07]	Mugavus (jahutus)	R/W	[9-03]~[9-02], aste: 1°C	
7.4.2.4	[8-08]	Eco (jahutus)	R/W	[9-03]~[9-02], aste: 1°C	
7.4.2.5		Mugavus (küte)	R/W	-10~10°C, aste: 1°C	
7.4.2.6		Eco (küte)	R/W	-10~10°C, aste: 1°C	
7.4.2.7		Mugavus (jahutus)	R/W	-10~10°C, aste: 1°C	
7.4.2.8		Eco (jahutus)	R/W	-10~10°C, aste: 1°C	
└ Vaikuse tase					
7.4.4			R/W	<b>0: Tase 1</b> 1: Tase 2 2: Tase 3	
└ Elektrihind					
7.4.5.1	[C-0C] [D-0C]	Kõrge	R/W	0,00~990/kWh	
7.4.5.2	[C-0D] [D-0D]	Keskmine	R/W	0,00~990/kWh	
7.4.5.3	[C-0E] [D-0E]	Madal	R/W	0,00~990/kWh	
└ Kütusehind					
7.4.6			R/W	0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu <b>8,0/kWh</b>	
└ Ilmastikust sõltuv					
└ Pea					
Seadistage ilmastikust sõltuv küte					
7.7.1.1	[1-00]	Seadistage ilmastikust sõltuv küte	VVT peatsiooni kütisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W	-40~5°C, aste: 1°C
7.7.1.1	[1-01]	Seadistage ilmastikust sõltuv küte	VVT peatsiooni kütisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W	10~25°C, aste: 1°C
7.7.1.1	[1-02]	Seadistage ilmastikust sõltuv küte	VVT peatsiooni kütisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W	[9-01]~[9-00]°C, aste: 1°C
7.7.1.1	[1-03]	Seadistage ilmastikust sõltuv küte	VVT peatsiooni kütisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, aste: 1°C
Seadistage ilmastikust sõltuv jahutus					
7.7.1.2	[1-06]	Seadistage ilmastikust sõltuv jahutus	VVT peatsiooni jahutamisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W	10~25°C, aste: 1°C
7.7.1.2	[1-07]	Seadistage ilmastikust sõltuv jahutus	VVT peatsiooni jahutamisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W	25~43°C, aste: 1°C
7.7.1.2	[1-08]	Seadistage ilmastikust sõltuv jahutus	VVT peatsiooni jahutamisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, aste: 1°C
7.7.1.2	[1-09]	Seadistage ilmastikust sõltuv jahutus	VVT peatsiooni jahutamisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, aste: 1°C
<b>Paigaldussätted</b>					
└ Süsteemikujundus					
└ Standard					
A.2.1.1	[E-00]	Seadme tüüp	R/O	0~5	
A.2.1.2	[E-01]	Kompressori tüüp	R/O	0~1	
A.2.1.3	[E-02]	Siseseadme tarkvaratüüp	R/O	<b>0: Tüüp 1 (*1)</b> <b>1: Tüüp 2 (*2)</b>	
A.2.1.7	[C-07]	Seadme juhtimistüüp	R/W	0: VVT juhtimine 1: Välise ruumitemperatuuri juhtimine <b>2: Ruumitemperatuuri juhtimine</b>	
A.2.1.8	[7-02]	VVT tsoonide kogus	R/O	<b>0: 1 VVT tsoon</b>	
A.2.1.9	[F-0D]	Pumba töörežiim	R/W	0: Katkematu 1: Proov <b>2: Päring</b>	
A.2.1.A	[E-04]	Energiasääst võimalik	R/O	0: Ei <b>1: Jah</b>	
A.2.1.B		Kasutajaliidese asukoht	R/W	0: Seadmel <b>1: Ruumis</b>	
A.2.1.C	[E-0D]	Glükooli olemasolu	R/W	0: Ei 1: Jah	
└ Valikud					
A.2.2.B	[C-08]	Väline andur	R/W	<b>0: Ei</b> 1: Väliandur 2: Tooandur	
└ Kontrollkarp					
A.2.2.E.1	[E-03]	Varukütteseadme astmed	R/W	<b>0: VKS puudub</b> 1: 1 aste 2: 2 astet	
A.2.2.E.2	[5-0D]	VKS tüüp	R/W	0~5 <b>1: 1P, (1/1+2)</b> 4: 3PN, (1/2) 5: 3PN, (1/1+2)	
A.2.2.E.3	[D-01]	Eelistatav kWh tariif	R/W	<b>0: Ei</b> 1: Aktiivselt avatud 2: Aktiivselt suletud	

Väljasätete tabel					Paigaldussätete võrreldes vaikesätetega	
Leivapuru	Väljakood	Sätte nimetus	Vahemik, aste Väljeväärtus	Kuupäev	Väärtus	
A.2.2.E.5	[C-05]	Kontaktitüüp pea Valikukarp	R/W	1: Thermo SEES/VÄLJAS 2: J/K vajadus		
A.2.2.F.1	[C-02]	VKS lisaallikas	R/W	0: Ei 1: Bivalentne 2: - 3: -		
A.2.2.F.2	[C-09]	Alarmi pistikupesa	R/W	0: Normaalset avatud 1: Normaalset suletud		
A.2.2.F.3	[D-08]	Väline kWh mõõdik 1	R/W	0: Ei 1: 0,1 pulss/kWh 2: 1 pulss/kWh 3: 10 pulss/kWh 4: 100 pulss/kWh 5: 1000 pulss/kWh		
A.2.2.F.4	[D-09]	Väline kWh mõõdik 2	R/W	0: Ei 1: 0,1 pulss/kWh 2: 1 pulss/kWh 3: 10 pulss/kWh 4: 100 pulss/kWh 5: 1000 pulss/kWh		
A.2.2.F.5	[C-08]	Väline andur	R/W	0: Ei 1: Väliandur 2: Tooandur		
A.2.2.F.6	[D-04]	PCC digitaalsisendite kaupa	R/W	0: Ei 1: Jah		
Võimsused						
A.2.3.2	[6-03]	VKS: aste 1	R/W	0-10kW, aste: 0,2kW 3kW		
A.2.3.3	[6-04]	VKS: aste 2	R/W	0-10kW, aste: 0,2kW 0kW		
Töörežiim						
VVT sätted						
Pea						
A.3.1.1.1		VVT soovitud väärtuse režiim	R/W	0: Parandatud 1: Ilmastikust sõltuv 2: Parandatud + programmeeritud 3: Ilmastikust sõltuv + programmeeritud		
A.3.1.1.2.1	[9-01]	Temperatuurivahemik	Minimaalne temp. (küte)	R/W	15-37°C, aste: 1°C 25°C	
A.3.1.1.2.2	[9-00]	Temperatuurivahemik	Maksimaalne temp. (küte)	R/W	37-55°C, aste: 1°C 55°C	
A.3.1.1.2.3	[9-03]	Temperatuurivahemik	Minimaalne temp. (jahutus)	R/W	5-18°C, aste: 1°C 5°C	
A.3.1.1.2.4	[9-02]	Temperatuurivahemik	Maksimaalne temp. (jahutus)	R/W	18-22°C, aste: 1°C 22°C	
A.3.1.1.5	[8-05]	Kohandatud VVT		R/W	0: Ei 1: Jah	
A.3.1.1.7	[9-0B]	Soojusülekanja tüüp		R/W	0: Kiire 1: Aeglane	
Delta T-allikas						
A.3.1.3.1	[9-09]	Küte		R/W	3-10°C, aste: 1°C 5°C	
A.3.1.3.2	[9-0A]	Jahutus		R/W	3-10°C, aste: 1°C 5°C	
Ruumi termostaat						
A.3.2.1.1	[3-07]	Ruumi temperatuurivahemik	Minimaalne temp. (küte)	R/W	12-18°C, aste: A.3.2.4 16°C	
A.3.2.1.2	[3-06]	Ruumi temperatuurivahemik	Maksimaalne temp. (küte)	R/W	18-30°C, aste: A.3.2.4 30°C	
A.3.2.1.3	[3-09]	Ruumi temperatuurivahemik	Minimaalne temp. (jahutus)	R/W	15-25°C, aste: A.3.2.4 15°C	
A.3.2.1.4	[3-08]	Ruumi temperatuurivahemik	Maximum temp (cooling)	R/W	25-35°C, aste: A.3.2.4 35°C	
A.3.2.2	[2-0A]	Ruumi temperatuuri nihe		R/W	-5-5°C, aste: 0,5°C 0°C	
A.3.2.3	[2-09]	Välise ruumianduri nihe		R/W	-5-5°C, aste: 0,5°C 0°C	
A.3.2.4		Ruumi temperatuuri aste		R/W	0: 0,5 °C 1: 1 °C	
Töövahemik						
A.3.3.1	[4-02]	Ruumiküte VÄLJAS temp.		R/W	14-35 °C, aste: 1°C 25°C	
A.3.3.2	[F-01]	Ruumijahutus SEES temp.		R/W	10-35°C, aste: 1°C 20°C	
Kütteallikad						
Varuküttesead						
A.5.1.1	[4-00]	Töörežiim		R/W	0-2 0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud	
A.5.1.3	[4-07]	Lüüta sisse VKS aste 2		R/W	0: Ei 1: Jah	
A.5.1.4	[5-01]	Tasakaalutemp.		R/W	-15-35°C, aste: 1°C -4°C	
Süsteemid						
Autom. taaskäivitus						
A.6.1	[3-00]			R/W	0: Ei 1: Jah	
Eelistatav kWh tariif						
A.6.2.1	[D-00]	Lubatud kütteseadmed		R/W	0-3 0: Ükski 2: Ainult VKS 3: Kõik kütteseadmed	
A.6.2.2	[D-05]	Pumba sunnitud VÄLJALÜLITUS		R/W	0: Sunnitud väljalülitus 1: Normaalset	
Voolutarbimise kontroll						
A.6.3.1	[4-08]	Režiim		R/W	0: Piiranguta 1: Katkematu 2: Digitaalsisendid	
A.6.3.2	[4-09]	Tüüp		R/W	0: Vool 1: Elekter	
A.6.3.3	[5-05]	Amperväärtus		R/W	0-50 A, aste: 1 A 50 A	
A.6.3.4	[5-09]	kW väärtus		R/W	0-20 kW, aste: 0,5 kW 20 kW	
A.6.3.5.1	[5-05]	DS-i amperpiirv.	DS1 piirv.	R/W	0-50 A, aste: 1 A 50 A	

Väljasätete tabel					Paigaldussätete võrreldes vaikesätetega	
Leivapuru	Väljakood	Sätte nimetus		Vahemik, aste Väljeväärtus	Kuupäev	Väärtus
A.6.3.5.2	[5-06]	DS-i amperpiirv.	DS2 piirv.	R/W	0-50 A, aste: 1 A <b>50 A</b>	
A.6.3.5.3	[5-07]	DS-i amperpiirv.	DS3 piirv.	R/W	0-50 A, aste: 1 A <b>50 A</b>	
A.6.3.5.4	[5-08]	DS-i amperpiirv.	DS4 piirv.	R/W	0-50 A, aste: 1 A <b>50 A</b>	
A.6.3.6.1	[5-09]	DS-i kW piirv.	DS1 piirv.	R/W	0-20 kW, aste: 0,5 kW <b>20 kW</b>	
A.6.3.6.2	[5-0A]	DS-i kW piirv.	DS2 piirv.	R/W	0-20 kW, aste: 0,5 kW <b>20 kW</b>	
A.6.3.6.3	[5-0B]	DS-i kW piirv.	DS3 piirv.	R/W	0-20 kW, aste: 0,5 kW <b>20 kW</b>	
A.6.3.6.4	[5-0C]	DS-i kW piirv.	DS4 piirv.	R/W	0-20 kW, aste: 0,5 kW <b>20 kW</b>	
A.6.3.7	[4-01]	Prioriteetne		R/W	0-2 <b>0: Ükski</b> 2: VKS	
<b>└ Keskmine ajavahemik</b>						
A.6.4	[1-0A]			R/W	<b>0: Keskmist ei ole</b> 1: 12 tundi 2: 24 tundi 3: 48 tundi 4: 72 tundi	
<b>└ Välise keskkonnaanduri nihe</b>						
A.6.5	[2-0B]			R/W	-5-5°C, aste: 0,5°C <b>0°C</b>	
<b>└ Boileri tõhusus</b>						
A.6.A	[7-05]			R/W	<b>0: Väga kõrge</b> 1: Kõrge 2: Keskmine 3: Madal 4: Väga madal	
<b>└ Hädabirežiim</b>						
A.6.C				R/W	<b>0: Manuaalne</b> 1: Automaatne	
<b>└ Ülevaate sätted</b>						
A.8	[0-00]	--			<b>35°C</b>	
A.8	[0-01]	--			<b>45°C</b>	
A.8	[0-02]	--			<b>15°C</b>	
A.8	[0-03]	--			<b>-10°C</b>	
A.8	[0-04]	--			<b>8°C</b>	
A.8	[0-05]	--			<b>12°C</b>	
A.8	[0-06]	--			<b>35°C</b>	
A.8	[0-07]	--			<b>20°C</b>	
A.8	[0-0B]	--			<b>55°C</b>	
A.8	[0-0C]	--			<b>60°C</b>	
A.8	[0-0D]	--			<b>15°C</b>	
A.8	[0-0E]	--			<b>-10°C</b>	
A.8	[1-00]	VVT peatsooni kütisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.		R/W	-40-5°C, aste: 1°C <b>-10°C</b>	
A.8	[1-01]	VVT peatsooni kütisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.		R/W	10-25°C, aste: 1°C <b>15°C</b>	
A.8	[1-02]	VVT peatsooni kütisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.		R/W	[9-01]-[9-00], aste: 1°C <b>45°C</b>	
A.8	[1-03]	VVT peatsooni kütisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.		R/W	[9-01]-min(45, [9-00])°C, aste: 1°C <b>35°C</b>	
A.8	[1-04]	Väljuva vee temperatuuri peatsooni ilmastikust sõltuv jahutus.		R/W	0: Välja lülitatud <b>1: Sisse lülitatud</b>	
A.8	[1-05]	--			<b>1</b>	
A.8	[1-06]	VVT peatsooni jahutamisel madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.		R/W	10-25°C, aste: 1°C <b>20°C</b>	
A.8	[1-07]	VVT peatsooni jahutamisel kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.		R/W	25-43°C, aste: 1°C <b>35°C</b>	
A.8	[1-08]	VVT peatsooni jahutamisel väljuva vee väärtuse madal keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.		R/W	[9-03]-[9-02]°C, aste: 1°C <b>22°C</b>	
A.8	[1-09]	VVT peatsooni jahutamisel väljuva vee väärtuse kõrge keskkonnatemperatuur ilmastikust sõltuva kõvera jaoks.		R/W	[9-03]-[9-02]°C, aste: 1°C <b>18°C</b>	
A.8	[1-0A]	Mis on välistemperatuuri keskmine ajavahemik?		R/W	<b>0: Keskmist ei ole</b> 1: 12 tundi 2: 24 tundi 3: 48 tundi 4: 72 tundi	
A.8	[2-00]	--			<b>5</b>	
A.8	[2-01]	--			<b>1</b>	
A.8	[2-02]	--			<b>23</b>	
A.8	[2-03]	--			<b>60</b>	
A.8	[2-04]	--			<b>40</b>	
A.8	[2-05]	Ruumi jaätumisvastane temperatuur		R/W	4-16°C, aste: 1°C <b>16°C</b>	
A.8	[2-06]	Ruumi jaätumisvastane kaitse		R/W	0: Välja lülitatud <b>1: Sisse lülitatud</b>	
A.8	[2-09]	Seadistage mõõdetud ruumitemperatuuri nihet		R/W	-5-5°C, aste: 0,5°C <b>0°C</b>	
A.8	[2-0A]	Seadistage mõõdetud ruumitemperatuuri nihet		R/W	-5-5°C, aste: 0,5°C <b>0°C</b>	
A.8	[2-0B]	Kui suur on mõõdetud välistemperatuuri jaoks vajalik nihe?		R/W	-5-5°C, aste: 0,5°C <b>0°C</b>	
A.8	[3-00]	Kas seadme automaatne taaskäivitus on lubatud?		R/W	0: Ei <b>1: Jah</b>	
A.8	[3-01]	--			<b>0</b>	
A.8	[3-02]	--			<b>1</b>	
A.8	[3-03]	--			<b>4</b>	
A.8	[3-04]	--			<b>2</b>	
A.8	[3-05]	--			<b>1</b>	
A.8	[3-06]	Kui suur on maksimaalne soovitud toatemperatuur kütisel?		R/W	18-30°C, aste: A.3.2.4 <b>30°C</b>	
A.8	[3-07]	Kui suur on minimaalne soovitud toatemperatuur kütisel?		R/W	12-18°C, aste: A.3.2.4 <b>16°C</b>	
A.8	[3-08]	Kui suur on maksimaalne soovitud toatemperatuur jahutusel?		R/W	25-35°C, aste: A.3.2.4 <b>35°C</b>	
A.8	[3-09]	Kui suur on minimaalne soovitud toatemperatuur jahutusel?		R/W	15-25°C, aste: A.3.2.4 <b>15°C</b>	
A.8	[4-00]	Mis on VKS-i töörežiim?		R/W	0-2 0: Välja lülitatud <b>1: Sisse lülitatud</b>	
A.8	[4-01]	Milline elektrikuttesead on prioriteetne?		R/W	0-2 <b>0: Ükski</b>	

Väljasätete tabel				Paigaldussätete võrreldes vaikesätetega		
Leivapuru	Väljakood	Sätte nimetus	Vahemik, aste	Väikeväärtus	Kuupaev	Väärtus
A.8	[4-02]	Millisest välistemperatuurist madalamal on kütmine lubatud?	R/W	14-35°C, aste: 1°C		
A.8	[4-03]	--		25°C		
A.8	[4-04]	Veetorude kaitse külmumise eest	R/W	0: Pumba vahelduv töötamine 1: Pumba pidev töötamine 2: Kaitse puudub		
A.8	[4-05]	--		0		
A.8	[4-06]	-- (Ärge muutke seda väärtust)		0/1		
A.8	[4-07]	Lülita sisse varukütteseadme teine aste?	R/W	0: Ei 1: Jah		
A.8	[4-08]	Millist voolupiiramisrežiimi süsteem vajab?	R/W	0: Piiranguta 1: Kalkematu 2: Digitaalsisendid		
A.8	[4-09]	Millist voolupiiramistüüpi vajatakse?	R/W	0: Vool 1: Elekter		
A.8	[4-0A]	--		0		
A.8	[4-0B]	Kütmise/jahutuse vahel automaatse muutmise hüsterees.	R/W	1-10°C, aste: 0,5°C		
A.8	[4-0D]	Kütmise/jahutuse vahel automaatse muutmise nihe.	R/W	1-10°C, aste: 0,5°C		
A.8	[4-0E]	Kas paigaldaja on kohapeal?	R/W	0: Ei 1: Jah		
A.8	[5-00]	Kas ruumikütterežiimil on varuküttesüsteemi töö lubatud tasakaalutemperatuurist kõrgemal?	R/W	0: Lubatud 1: Ei ole lubatud		
A.8	[5-01]	Kui kõrge on hoone tasakaalutemperatuur?	R/W	-15-35°C, aste: 1°C		
A.8	[5-02]	Ruumikütte prioriteet.	R/W	0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud		
A.8	[5-03]	Ruumikütte prioriteetne temperatuur.	R/W	-15-35°C, aste: 1°C		
A.8	[5-04]	--		10		
A.8	[5-05]	Mis on DS1 vajalik piirang?	R/W	0-50 A, aste: 1 A		
A.8	[5-06]	Mis on DS2 vajalik piirang?	R/W	0-50 A, aste: 1 A		
A.8	[5-07]	Mis on DS3 vajalik piirang?	R/W	0-50 A, aste: 1 A		
A.8	[5-08]	Mis on DS4 vajalik piirang?	R/W	0-50 A, aste: 1 A		
A.8	[5-09]	Mis on DS1 vajalik piirang?	R/W	0-20 kW, aste: 0,5 kW		
A.8	[5-0A]	Mis on DS2 vajalik piirang?	R/W	0-20 kW, aste: 0,5 kW		
A.8	[5-0B]	Mis on DS3 vajalik piirang?	R/W	0-20 kW, aste: 0,5 kW		
A.8	[5-0C]	Mis on DS4 vajalik piirang?	R/W	0-20 kW, aste: 0,5 kW		
A.8	[5-0D]	Millist tüüpi varukütteseadme paigaldust kasutada?	R/W	0-5 1: 1P,(1/1+2) 4: 3PN,(1/2) 5: 3PN,(1/1+2)		
A.8	[5-0E]	--		1		
A.8	[6-00]	Temperatuuri erinevus, mis määrab temperatuuri siis, kui küttepump on SISSELÜLITATUD.	R/W	2-20°C, aste: 1°C		
A.8	[6-01]	Temperatuuri erinevus, mis määrab temperatuuri siis, kui küttepump on VÄLJALÜLITATUD.	R/W	0-10°C, aste: 1°C		
A.8	[6-02]	--		0		
A.8	[6-03]	Kui suur on lisakütteseadme võimsus astmel 1?	R/W	0-10 kW, aste: 0,2 kW		
A.8	[6-04]	Kui suur on lisakütteseadme võimsus astmel 2?	R/W	0-10 kW, aste: 0,2 kW		
A.8	[6-05]	--		0		
A.8	[6-06]	--		0		
A.8	[6-07]	--		0		
A.8	[6-08]	--		10		
A.8	[6-09]	--		0		
A.8	[6-0A]	--		55°C		
A.8	[6-0B]	--		45°C		
A.8	[6-0C]	--		45°C		
A.8	[6-0D]	--		1		
A.8	[6-0E]	--		60°C		
A.8	[7-00]	--		0°C		
A.8	[7-01]	--		2°C		
A.8	[7-02]	Kui palju leidub väljuva vee temperatuuri tsoone?	R/O	0: 1 VVT tsoon		
A.8	[7-03]	--		2,5		
A.8	[7-04]	--		0		
A.8	[7-05]	Boileri tõhusus	R/W	0: Väga kõrge 1: Kõrge 2: Keskmine 3: Madal 4: Väga madal		
A.8	[8-00]	--		1 min		
A.8	[8-01]	--		30		
A.8	[8-02]	--		0,5		
A.8	[8-03]	--		50		
A.8	[8-04]	Maksimaalsele tööajale lisanduv tööaeg.	R/W	0-95 min, aste: 5 min		
A.8	[8-05]	Luba ruumitemperatuuri juhtimiseks VVT kohandamist?	R/W	0: Ei 1: Jah		
A.8	[8-06]	Väljuva vee temperatuuri maksimaalne kohandamine.	R/W	0-10°C, aste: 1°C		
A.8	[8-07]	Milline on jahutusel soovitud mugava peatoru väljuva vee temperatuur?	R/W	[9-03]-[9-02], aste: 1°C		
A.8	[8-08]	Milline on jahutusel soovitud Eco peatoru väljuva vee temperatuur?	R/W	[9-03]-[9-02], aste: 1°C		
A.8	[8-09]	Milline on kütisel soovitud mugava peatoru väljuva vee temperatuur?	R/W	[9-01]-[9-00], aste: 1°C		
A.8	[8-0A]	Milline on kütisel soovitud Eco peatoru väljuva vee temperatuur?	R/W	[9-01]-[9-00], aste: 1°C		
A.8	[8-0B]	--		13		
A.8	[8-0C]	--		10		
A.8	[8-0D]	--		16		
A.8	[9-00]	Kui kõrge on kütisel soovitud maksimaalne peatsiooni VVT?	R/W	37-55°C, aste: 1°C		
A.8	[9-01]	Kui kõrge on kütisel soovitud minimaalne peatsiooni VVT?	R/W	15-37°C, aste: 1°C		
A.8	[9-02]	Kui kõrge on jahutusel soovitud maksimaalne peatsiooni VVT?	R/W	18-22°C, aste: 1°C		

(\*1) EWYQ\*\_\*2) EWAQ\*

Väljasätete tabel					Paigaldussätete võrreldes vaikesätetega	
Leivapuru	Väljakood	Sätte nimetus		Vahemik, aste Väljeväärtus	Kuupaev	Väärtus
A.8	[9-03]	Kui kõrge on jahutusel soovitud minimaalne peatsooni VVT?	R/W	5-18°C, aste: 1°C 5°C		
A.8	[9-04]	Väljuva vee temperatuuri ületustemperatuur.	R/W	1-4°C, aste: 1°C 1°C		
A.8	[9-05]	--		25		
A.8	[9-06]	--		55		
A.8	[9-07]	--		5		
A.8	[9-08]	--		22		
A.8	[9-09]	Kui kõrge on kütisel soovitud delta temperatuur?	R/W	3-10°C, aste: 1°C 5°C		
A.8	[9-0A]	Kui kõrge on jahutusel soovitud delta temperatuur?	R/W	3-10°C, aste: 1°C 5°C		
A.8	[9-0B]	Milline soojusülekanja tüüp on ühendatud VVT peatsooniga?	R/W	0: Kiire 1: Aeglane		
A.8	[9-0C]	Ruumitemperatuuri hüsterees.	R/W	1-6°C, aste: 0,5°C 1°C		
A.8	[9-0D]	Pumpamiskiruse piirang	R/W	0-8, aste:1 0 : 100% 1~4 : 80~50% 5~8 : 80~50% 6		
A.8	[9-0E]	--		6		
A.8	[A-00]	--		0		
A.8	[A-01]	--		0		
A.8	[A-02]	--		0		
A.8	[A-03]	--		0		
A.8	[A-04]	--		0		
A.8	[B-00]	--		0		
A.8	[B-01]	--		0		
A.8	[B-02]	--		0		
A.8	[B-03]	--		0		
A.8	[B-04]	--		0		
A.8	[C-00]	--		0		
A.8	[C-01]	--		0		
A.8	[C-02]	Kas väline varukütteallikas on ühendatud?	R/W	0: Ei 1: Bivalentne 2: - 3: -		
A.8	[C-03]	Bivalentne käivitustemperatuur.	R/W	-25-25°C, aste: 1°C 0°C		
A.8	[C-04]	Bivalentne hüstereesi temperatuur.	R/W	2-10°C, aste: 1°C 3°C		
A.8	[C-05]	Milline on peatsooni kontaktitüübi Thermo vajadus?	R/W	1: Thermo SEES/VÄLJAS 2: J/K vajadus		
A.8	[C-06]	--		1		
A.8	[C-07]	Millist seadme juhtimistüüpi kasutatakse töörežiimi?	R/W	0: VVT juhtimine 1: Välise ruumitemperatuuri juhtimine 2: Ruumitemperatuuri juhtimine		
A.8	[C-08]	Millist tüüpi väline andur paigaldatakse?	R/W	0: Ei 1: Väliandur 2: Toaandur		
A.8	[C-09]	Milline on soovitud alarmiväljundi kontaktitüüp?	R/W	0: Normaalselt avatud 1: Normaalselt suletud		
A.8	[C-0A]	--		0		
A.8	[C-0C]	Kõrge elektrihind kümnendarvuna (ärge kasutage)	R/W	0-7 0		
A.8	[C-0D]	Keskmine elektrihind kümnendarvuna (ärge kasutage)	R/W	0-7 0		
A.8	[C-0E]	Madal elektrihind kümnendarvuna (ärge kasutage)	R/W	0-7 0		
A.8	[D-00]	Millised kütteseadmed on lubatud, kui eelistatud kWh tariifi vooluallikas katkestatakse?	R/W	0-3 0: Ükski 2: Ainult VKS 3: Kõik kütteseadmed		
A.8	[D-01]	Sundväljalülituse kontakti tüüp	R/W	0-3 0: Ei 1: Vaba tariif 2: Fikseeritud tariif		
A.8	[D-02]	--		0		
A.8	[D-03]	Väljuva vee temperatuuri kompensatsioon ligikaudu 0°C.	R/W	0: Välja lülitatud 1: Lubatud, nihe 2°C (-2 kuni 2°C) 2: Lubatud, nihe 4°C (-2 kuni 2°C) 3: Lubatud, nihe 2°C (-4 kuni 4°C) 4: Lubatud, nihe 4°C (-4 kuni 4°C)		
A.8	[D-04]	Kas PCC jaoks kasutatakse valikukarpi?	R/W	0: Ei 1: Jah		
A.8	[D-05]	Kas pump töötab, kui eelistatud kWh tariifi vooluallikas katkestatakse?	R/W	0: Sunnitud väljalülitus 1: Normaalselt		
A.8	[D-07]	--		0		
A.8	[D-08]	Kas voolu mõõtmiseks kasutatakse välist kWh mõõdikut?	R/W	0: Ei 1: 0,1 pulss/kWh 2: 1 pulss/kWh 3: 10 pulss/kWh 4: 100 pulss/kWh 5: 1000 pulss/kWh		
A.8	[D-09]	Kas voolu mõõtmiseks kasutatakse välist kWh mõõdikut?	R/W	0: Ei 1: 0,1 pulss/kWh 2: 1 pulss/kWh 3: 10 pulss/kWh 4: 100 pulss/kWh 5: 1000 pulss/kWh		
A.8	[D-0A]	--		0		
A.8	[D-0B]	--		2		
A.8	[D-0C]	Milline on kõrge elektrihind (ärge kasutage)	R/W	0-49 0		
A.8	[D-0D]	Milline on keskmine elektrihind (ärge kasutage)	R/W	0-49 0		
A.8	[D-0E]	Milline on madal elektrihind (ärge kasutage)	R/W	0-49 0		
A.8	[E-00]	Millist tüüpi seade paigaldatakse?	R/O	1: Minijahuti		
A.8	[E-01]	Millist tüüpi kompressor paigaldatakse?	R/O	0-1 0: 8		
A.8	[E-02]	Milline on siseseadme tarkvaratüüp?	R/O	0: Tüüp 1 (*1) 1: Tüüp 2 (*2)		
A.8	[E-03]	Mitu astet on varukütteseadmel?	R/W	0: VKS puudub 1: 1 aste 2: 2 astet		

Väljasätete tabel				Paigaldussätted võrreldes vaikesätetega	
Leivapuru	Väljakood	Sätte nimetus	Vahemik, aste	Kuupäev	Väärtus
			Väikeväärtus		
A.8	[E-04]	Kas välisseadmel on voolusäästufunktsioon?	R/O		
			0: Ei		
			1: <b>Jah</b>		
A.8	[E-05]	--	0		
A.8	[E-06]	--	1		
A.8	[E-07]	--	0		
A.8	[E-08]	Välisseadme voolusäästufunktsioon.	R/W		
			0: Välja lülitatud		
			1: <b>Sisse lülitatud</b>		
A.8	[E-09]	--	0		
A.8	[E-0A]	--	0		
A.8	[E-0B]	--	0		
A.8	[E-0C]	--	0		
A.8	[E-0D]	Kas süsteem on täidetud glükooliga?	R/W		
			0: Ei		
			1: Jah		
A.8	[E-0E]	--	0		
A.8	[F-00]	Pumpamine on lubatud väljaspool vahemikku.	R/W		
			0: <b>Välja lülitatud</b>		
			1: Sisse lülitatud		
A.8	[F-01]	Millisest välistemperatuurist kõrgemal on jahutus lubatud?	R/W		
			10~35°C, aste: 1°C		
			20°C		
A.8	[F-02]	--	3		
A.8	[F-03]	--	5		
A.8	[F-04]	--	0		
A.8	[F-05]	--	0		
A.8	[F-06]	--	0		
A.8	[F-09]	Pumpamine voolu köikumisel.	R/W		
			0: <b>Välja lülitatud</b>		
			1: Sisse lülitatud		
A.8	[F-0A]	--	0		
A.8	[F-0B]	--	0		
A.8	[F-0C]	--	1		
A.8	[F-0D]	Millist pumpamisrežiimi kasutatakse?	R/W		
			0: Katkematu		
			1: Proov		
			2: <b>Päring</b>		