

Saha ayarları tablosu[6.8.2] = **ID66F5****İlgili üniteler**

EWAQ006BAVP
EWAQ008BAVP
EWYQ006BAVP
EWYQ008BAVP
EWAQ006BAVP-H-
EWAQ008BAVP-H-
EWYQ006BAVP-H-
EWYQ008BAVP-H-

Notes

(*1) EWYQ*
(*2) EWAQ*

Saha ayarları tablosu						Ön tanım değerinden farklı montajcı ayarı
Dizin	Alan kodu	Ayar adı	Aralık, kademe	Ön tanım değeri	Tarih	Değer
Kullanıcı ayarları						
└─ Ön ayar değerleri						
└─ Oda sıcaklığı						
7.4.1.1		Konfor (ısıtma)	R/W	[3-07]-[3-06], kademe: A.3.2.4 21°C		
7.4.1.2		Eko (ısıtma)	R/W	[3-07]-[3-06], kademe: A.3.2.4 19°C		
7.4.1.3		Konfor (soğutma)	R/W	[3-08]-[3-09], kademe: A.3.2.4 24°C		
7.4.1.4		Eko (soğutma)	R/W	[3-08]-[3-09], kademe: A.3.2.4 26°C		
└─ LWT ana						
7.4.2.1	[8-09]	Konfor (ısıtma)	R/W	[9-01]-[9-00], kademe: 1°C 45°C		
7.4.2.2	[8-0A]	Eko (ısıtma)	R/W	[9-01]-[9-00], kademe: 1°C 40°C		
7.4.2.3	[8-07]	Konfor (soğutma)	R/W	[9-03]-[9-02], kademe: 1°C 18°C		
7.4.2.4	[8-08]	Eko (soğutma)	R/W	[9-03]-[9-02], kademe: 1°C 20°C		
7.4.2.5		Konfor (ısıtma)	R/W	-10-10°C, kademe: 1°C 0°C		
7.4.2.6		Eko (ısıtma)	R/W	-10-10°C, kademe: 1°C -2°C		
7.4.2.7		Konfor (soğutma)	R/W	-10-10°C, kademe: 1°C 0°C		
7.4.2.8		Eko (soğutma)	R/W	-10-10°C, kademe: 1°C 2°C		
└─ Sessiz seviyesi						
7.4.4			R/W	0: Seviye 1 1: Seviye 2 2: Seviye 3		
└─ Elektrik fiyatı						
7.4.5.1	[C-0C] [D-0C]	Yüksek	R/W	0,00-990/kWh 0/kWh		
7.4.5.2	[C-0D] [D-0D]	Orta	R/W	0,00-990/kWh 0/kWh		
7.4.5.3	[C-0E] [D-0E]	Düşük	R/W	0,00-990/kWh 0/kWh		
└─ Yakıt fiyatı						
7.4.6			R/W	0,00-990/kWh 0,00-290/MBtu 8,0/kWh		
└─ Havaya bağlı ayar						
└─ Ana						
└─ Havaya dayalı ısıtmayı ayarla						
7.7.1.1	[1-00]	Havaya dayalı ısıtmayı ayarla	LWT ana bölge ısıtma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı.	R/W	-40-5°C, kademe: 1°C -10°C	
7.7.1.1	[1-01]	Havaya dayalı ısıtmayı ayarla	LWT ana bölge ısıtma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı.	R/W	10-25°C, kademe: 1°C 15°C	
7.7.1.1	[1-02]	Havaya dayalı ısıtmayı ayarla	LWT ana bölge ısıtma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri.	R/W	[9-01]-[9-00]°C, kademe: 1°C 45°C	
7.7.1.1	[1-03]	Havaya dayalı ısıtmayı ayarla	LWT ana bölge ısıtma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri.	R/W	[9-01]-dk(45, [9-00])°C, kademe: 1°C 35°C	
└─ Havaya dayalı soğutmayı ayarla						
7.7.1.2	[1-06]	Havaya dayalı soğutmayı ayarla	LWT ana bölge soğutma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı.	R/W	10-25°C, kademe: 1°C 20°C	
7.7.1.2	[1-07]	Havaya dayalı soğutmayı ayarla	LWT ana bölge soğutma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı.	R/W	25-43°C, kademe: 1°C 35°C	
7.7.1.2	[1-08]	Havaya dayalı soğutmayı ayarla	LWT ana bölge soğutma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri.	R/W	[9-03]-[9-02]°C, kademe: 1°C 22°C	
7.7.1.2	[1-09]	Havaya dayalı soğutmayı ayarla	LWT ana bölge soğutma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri.	R/W	[9-03]-[9-02]°C, kademe: 1°C 18°C	
Montör ayarları						
└─ Sistem planı						
└─ Standart						
A.2.1.1	[E-00]	Ünite tipi	R/O	0-5 1: Mini soğutma grubu		
A.2.1.2	[E-01]	Kompresör tipi	R/O	0-1 1: 16		
A.2.1.3	[E-02]	İç ünite yazılımı tipi	R/O	0: Tip 1 (*1) 1: Tip 2 (*2)		
A.2.1.7	[C-07]	Ünite kontrol yöntemi	R/W	0: LWT kontrolü 1: Hrc RT kontrolü 2: RT kontrolü		
A.2.1.8	[7-02]	LWT alan sayısı	R/O	0: 1 LWT alanı		
A.2.1.9	[F-0D]	Pompa çalıştırma modu	R/W	0: Devamlı 1: Örnek 2: Talep		
A.2.1.A	[E-04]	Güç tasarrufu mümkün	R/O	0: Hayır 1: Yes		
A.2.1.B		Arayüz konumu	R/W	0: Ünitede 1: Odada		
A.2.1.C	[E-0D]	Glikol mevcut	R/W	0: Hayır 1: Yes		
└─ Seçenekler						
A.2.2.B	[C-08]	Harici sensör	R/W	0: Hayır 1: Dış sensör 2: Oda sensörü		
└─ Kontrol kutusu						
A.2.2.E.1	[E-03]	Yardımcı ısıtıcı kademeleri	R/W	0: BUH yok 1: 1 kademe 2: 2 kademe		
A.2.2.E.2	[5-0D]	BUH tipi	R/W	0-5 1: 1P,(1/1+2) 4: 3PN,(1/2) 5: 3PN,(1/1+2)		
A.2.2.E.3	[D-01]	Tercih edilen kWh	R/W	0: Hayır 1: Aktif açık 2: Aktif kapalı		
A.2.2.E.5	[C-05]	Kontakt tipi ana	R/W	1: Termo ON/OFF 2: C/H talebi		
└─ Opsiyon kutusu						

Saha ayarları tablosu						Ön tanımlı değerinden farklı montajcı ayarı	Tarih	Değer
Dizin	Alan kodu	Ayar adı	Aralık, kademe	Ön tanımlı değeri				
A.2.2.F.1	[C-02]	Hrc. y. ısıtıcı src	R/W	0: Hayır 1: İkil 2: - 3: -				
A.2.2.F.2	[C-09]	Alarm çıkışı	R/W	0: Normalde açık 1: Normalde kapalı				
A.2.2.F.3	[D-08]	Harici kWh ölçer 1	R/W	0: Hayır 1: 0,1 darbe/kWh 2: 1 darbe/kWh 3: 10 darbe/kWh 4: 100 darbe/kWh 5: 1000 darbe/kWh				
A.2.2.F.4	[D-09]	Harici kWh ölçer 2	R/W	0: Hayır 1: 0,1 darbe/kWh 2: 1 darbe/kWh 3: 10 darbe/kWh 4: 100 darbe/kWh 5: 1000 darbe/kWh				
A.2.2.F.5	[C-08]	Harici sensör	R/W	0: Hayır 1: Dış sensör 2: Oda sensörü				
A.2.2.F.6	[D-04]	Dijital GüçTüketimKontr	R/W	0: Hayır 1: Yes				
└─ Kapasiteler								
A.2.3.2	[6-03]	BUH: kademe 1	R/W	0-10 kW, kademe: 0,2 kW 3 kW				
A.2.3.3	[6-04]	BUH: kademe 2	R/W	0-10 kW, kademe: 0,2 kW 0 kW				
└─ Alan çalıştırması								
└─ LWT ayarları								
└─ Ana								
A.3.1.1.1		LWT ayar noktası modu	R/W	0: Mutlak 1: Havaya göre 2: Abs + programlı 3: WD + programlı				
A.3.1.1.2.1	[9-01]	Sıcaklık aralığı	Min. sic. (ısıtma)	R/W	15-37°C, kademe: 1°C 25°C			
A.3.1.1.2.2	[9-00]	Sıcaklık aralığı	Maks. sic. (ısıtma)	R/W	37-55°C, kademe: 1°C 55°C			
A.3.1.1.2.3	[9-03]	Sıcaklık aralığı	Min. sic. (soğutma)	R/W	5-18°C, kademe: 1°C 5°C			
A.3.1.1.2.4	[9-02]	Sıcaklık aralığı	Maks. sic. (soğutma)	R/W	18-22°C, kademe: 1°C 22°C			
A.3.1.1.5	[8-05]	Ayarlı LWT		R/W	0: Hayır 1: Yes			
A.3.1.1.7	[9-0B]	Yayıcı tipi		R/W	0: Hızlı 1: Yavaş			
└─ Delta T kaynağı								
A.3.1.3.1	[9-09]	Isıtma		R/W	3-10°C, kademe: 1°C 5°C			
A.3.1.3.2	[9-0A]	Soğutma		R/W	3-10°C, kademe: 1°C 5°C			
└─ Oda termostati								
A.3.2.1.1	[3-07]	Oda sıcaklığı aralığı	Min. sic. (ısıtma)	R/W	12-18°C, kademe: A.3.2.4 16°C			
A.3.2.1.2	[3-06]	Oda sıcaklığı aralığı	Maks. sic. (ısıtma)	R/W	18-30°C, kademe: A.3.2.4 30°C			
A.3.2.1.3	[3-09]	Oda sıcaklığı aralığı	Min. sic. (soğutma)	R/W	15-25°C, kademe: A.3.2.4 15°C			
A.3.2.1.4	[3-08]	Oda sıcaklığı aralığı	Maks. sic. (soğutma)	R/W	25-35°C, kademe: A.3.2.4 35°C			
A.3.2.2	[2-0A]	Oda sıcaklığı ofseti		R/W	-5-5°C, kademe: 0,5°C 0°C			
A.3.2.3	[2-09]	Hrc oda sensörü ofseti		R/W	-5-5°C, kademe: 0,5°C 0°C			
A.3.2.4		Oda sic. Kademesi		R/W	0: 0,5°C 1: 1°C			
└─ Çalışma aralığı								
A.3.3.1	[4-02]	Alan ısıtma OFF sic.		R/W	14-35°C, kademe: 1°C 35°C			
A.3.3.2	[F-01]	Alan soğutma On sic.		R/W	10-35°C, kademe: 1°C 20°C			
└─ Isı kaynakları								
└─ Yardımcı ısıtıcı								
A.5.1.1	[4-00]	Çalıştırma modu		R/W	0-2 0: Devre dışı 1: Etkin			
A.5.1.3	[4-07]	BUH kademe 2 etkin		R/W	0: Hayır 1: Yes			
A.5.1.4	[5-01]	Denge sıcaklığı		R/W	-15-35°C, kademe: 1°C -4°C			
└─ Sistem çalışması								
└─ Otomatik yeniden başlatma								
A.6.1	[3-00]			R/W	0: Hayır 1: Yes			
└─ Tercih edilen kWh								
A.6.2.1	[D-00]	İzin verilen ısıtıcı		R/W	0-3 0: Yok 2: Yalnız BUH 3: Tüm ısıtıcılar			
A.6.2.2	[D-05]	Zorlamalı pompa KAPALI		R/W	0: Zorlamalı off 1: Normal olarak			
└─ Güç Tüketimi Kontrolü								
A.6.3.1	[4-08]	Mod		R/W	0: Sınır yok 1: Devamlı 2: Dij. girişler			
A.6.3.2	[4-09]	Tip		R/W	0: Akım 1: Güç			
A.6.3.3	[5-05]	Ortam değeri		R/W	0-50 A, kademe: 1 A 50 A			
A.6.3.4	[5-09]	kW değeri		R/W	0-20 kW, kademe: 0,5 kW 20 kW			
A.6.3.5.1	[5-05]	DI için ort sınırları	Sınır DI1	R/W	0-50 A, kademe: 1 A 50 A			

Saha ayarları tablosu						Ön tanımlı değerinden farklı montajcı ayarı	Tarih	Değer
Dizin	Alan kodu	Ayar adı	Aralık, kademe	Ön tanımlı değeri				
A.6.3.5.2	[5-06]	DI için ort sınırları	Sınır DI2	R/W	0-50 A, kademe: 1 A 50 A			
A.6.3.5.3	[5-07]	DI için ort sınırları	Sınır DI3	R/W	0-50 A, kademe: 1 A 50 A			
A.6.3.5.4	[5-08]	DI için ort sınırları	Sınır DI4	R/W	0-50 A, kademe: 1 A 50 A			
A.6.3.6.1	[5-09]	DI için kW sınırları	Sınır DI1	R/W	0-20 kW, kademe: 0,5 kW 20 kW			
A.6.3.6.2	[5-0A]	DI için kW sınırları	Sınır DI2	R/W	0-20 kW, kademe: 0,5 kW 20 kW			
A.6.3.6.3	[5-0B]	DI için kW sınırları	Sınır DI3	R/W	0-20 kW, kademe: 0,5 kW 20 kW			
A.6.3.6.4	[5-0C]	DI için kW sınırları	Sınır DI4	R/W	0-20 kW, kademe: 0,5 kW 20 kW			
A.6.3.7	[4-01]	Öncelik		R/W	0-2 0: Yok 2: BUH			
└ Ortalama süresi								
A.6.4	[1-0A]			R/W	0: Ortalama yok 1: 12 saat 2: 24 saat 3: 48 saat 4: 72 saat			
└ Hrc. ort sensör ofseti								
A.6.5	[2-0B]			R/W	-5-5°C, kademe: 0,5°C 0°C			
└ boyler verimliliği								
A.6.A	[7-05]			R/W	0: Çok yüksek 1: Yüksek 2: Orta 3: Düşük 4: Çok düşük			
└ Acil durum								
A.6.C				R/W	0: Manüel 1: Otomatik			
└ Genel ayarlar								
A.8	[0-00]	--			35°C			
A.8	[0-01]	--			45°C			
A.8	[0-02]	--			15°C			
A.8	[0-03]	--			-10°C			
A.8	[0-04]	--			8°C			
A.8	[0-05]	--			12°C			
A.8	[0-06]	--			35°C			
A.8	[0-07]	--			20°C			
A.8	[0-0B]	--			55°C			
A.8	[0-0C]	--			60°C			
A.8	[0-0D]	--			15°C			
A.8	[0-0E]	--			-10°C			
A.8	[1-00]	LWT ana bölge ısıtma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı.	R/W	-40-5°C, kademe: 1°C -10°C				
A.8	[1-01]	LWT ana bölge ısıtma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı.	R/W	10-25°C, kademe: 1°C 15°C				
A.8	[1-02]	LWT ana bölge ısıtma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri.	R/W	[9-01]-[9-00], kademe: 1°C 45°C				
A.8	[1-03]	LWT ana bölge ısıtma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri.	R/W	[9-01]-dk(45, [9-00])°C, kademe: 1°C 35°C				
A.8	[1-04]	Ana çıkış suyu sıcaklık bölgesinin havaya göre soğutulması	R/W	0: Devre dışı 1: Etkin				
A.8	[1-05]	--			1			
A.8	[1-06]	LWT ana bölge soğutma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı.	R/W	10-25°C, kademe: 1°C 20°C				
A.8	[1-07]	LWT ana bölge soğutma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı.	R/W	25-43°C, kademe: 1°C 35°C				
A.8	[1-08]	LWT ana bölge soğutma WD eğrisi için düşük ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri.	R/W	[9-03]-[9-02]°C, kademe: 1°C 22°C				
A.8	[1-09]	LWT ana bölge soğutma WD eğrisi için yüksek ortam sıcaklığı için çıkış suyu değeri.	R/W	[9-03]-[9-02]°C, kademe: 1°C 18°C				
A.8	[1-0A]	Dış ortam sıcaklığı için ortalama süresi nedir?	R/W	0: Ortalama yok 1: 12 saat 2: 24 saat 3: 48 saat 4: 72 saat				
A.8	[2-00]	--			5			
A.8	[2-01]	--			1			
A.8	[2-02]	--			23			
A.8	[2-03]	--			60			
A.8	[2-04]	--			40			
A.8	[2-05]	Oda donma önleme sıcaklığı	R/W	4-16°C, kademe: 1°C 16°C				
A.8	[2-06]	Oda donma koruması	R/W	0: Devre dışı 1: Etkin				
A.8	[2-09]	Ofseti ölçülen oda sıcaklığında ayarla	R/W	-5-5°C, kademe: 0,5°C 0°C				
A.8	[2-0A]	Ofseti ölçülen oda sıcaklığında ayarla	R/W	-5-5°C, kademe: 0,5°C 0°C				
A.8	[2-0B]	Ölçülen dış ortam sıcaklığında gerekli ofset nedir?	R/W	-5-5°C, kademe: 0,5°C 0°C				
A.8	[3-00]	Ünite otomatik yeniden başlatılabilir mi?	R/W	0: Hayır 1: Yes				
A.8	[3-01]	--			0			
A.8	[3-02]	--			1			
A.8	[3-03]	--			4			
A.8	[3-04]	--			2			
A.8	[3-05]	--			1			
A.8	[3-06]	Isıtmada istenen maksimum oda sıcaklığı nedir?	R/W	18-30°C, kademe: A.3.2.4 30°C				
A.8	[3-07]	Isıtmada istenen minimum oda sıcaklığı nedir?	R/W	12-18°C, kademe: A.3.2.4 16°C				
A.8	[3-08]	Soğutmada istenen maksimum oda sıcaklığı nedir?	R/W	25-35°C, kademe: A.3.2.4 35°C				
A.8	[3-09]	Soğutmada istenen minimum oda sıcaklığı nedir?	R/W	15-25°C, kademe: A.3.2.4 15°C				
A.8	[4-00]	BUH çalışma modu nedir?	R/W	0-2 0: Devre dışı 1: Etkin				

Saha ayarları tablosu					Ön tanım değerinden farklı montajcı ayarı	
Dizin	Alan kodu	Ayar adı	Aralık, kademe	Ön tanım değeri	Tarih	Değer
A.8	[4-01]	Öncelikli elektrikli ısıtıcılar?	R/W	0-2		
A.8	[4-02]	Hangi dış ortam sıcaklığının altında ısıtmaya izin verilsin?	R/W	0: Yok 14-35°C, kademe: 1°C 35°C		
A.8	[4-03]	--		3		
A.8	[4-04]	Donmaya karşı su borusu koruma	R/W	0: Kesikli pompa çalışması 1: Devamlı pompa çalışması 2: Koruma yok		
A.8	[4-05]	--		0		
A.8	[4-06]	-- (Bu değeri değiştirmeyin)		0/1		
A.8	[4-07]	Yedek ısıtıcının ikinci kademesi etkinleştirilsin mi?	R/W	0: Hayır 1: Yes		
A.8	[4-08]	Sistemde gerekli güç sınırlandırma modu?	R/W	0: Sınır yok 1: Devamlı 2: Dij. girişler		
A.8	[4-09]	Gerekli güç sınırlandırma tipi nedir?	R/W	0: Akım 1: Güç		
A.8	[4-0A]	--		0		
A.8	[4-0B]	Otomatik soğutma/ısıtma değişim gecikmesi.	R/W	1-10°C, kademe: 0,5°C 1°C		
A.8	[4-0D]	Otomatik soğutma/ısıtma değişim ofseti.	R/W	1-10°C, kademe: 0,5°C 3°C		
A.8	[4-0E]	Montör sahada mı?	R/W	0: Hayır 1: Yes		
A.8	[5-00]	Alan ısıtma işlemi sırasında denge sıcaklığının üzerinde yedek ısıtıcıya izin veriliyor mu?	R/W	0: İzin verilen 1: İzin verilmeyen		
A.8	[5-01]	Bina için denge sıcaklığı nedir?	R/W	-15-35°C, kademe: 1°C -4°C		
A.8	[5-02]	Alan ısıtma önceliği.	R/W	0: Devre dışı 1: Etkin		
A.8	[5-03]	Alan ısıtma önceliği sıcaklığı.	R/W	-15-35°C, kademe: 1°C 0°C		
A.8	[5-04]	--		10		
A.8	[5-05]	D11 için talep edilen sınır nedir?	R/W	0-50 A, kademe: 1 A 50 A		
A.8	[5-06]	D12 için talep edilen sınır nedir?	R/W	0-50 A, kademe: 1 A 50 A		
A.8	[5-07]	D13 için talep edilen sınır nedir?	R/W	0-50 A, kademe: 1 A 50 A		
A.8	[5-08]	D14 için talep edilen sınır nedir?	R/W	0-50 A, kademe: 1 A 50 A		
A.8	[5-09]	D11 için talep edilen sınır nedir?	R/W	0-20 kW, kademe: 0,5 kW 20 kW		
A.8	[5-0A]	D12 için talep edilen sınır nedir?	R/W	0-20 kW, kademe: 0,5 kW 20 kW		
A.8	[5-0B]	D13 için talep edilen sınır nedir?	R/W	0-20 kW, kademe: 0,5 kW 20 kW		
A.8	[5-0C]	D14 için talep edilen sınır nedir?	R/W	0-20 kW, kademe: 0,5 kW 20 kW		
A.8	[5-0D]	Kullanılan yardımcı ısıtıcı montaj tipi?	R/W	0-5 1: 1P,(1/1+2) 4: 3PN,(1/2) 5: 3PN,(1/1+2)		
A.8	[5-0E]	--		1		
A.8	[6-00]	Isı pompası AÇIK sıcaklığını belirleyen sıcaklık farkı.	R/W	2-20°C, kademe: 1°C 2°C		
A.8	[6-01]	Isı pompası KAPALI sıcaklığını belirleyen sıcaklık farkı.	R/W	0-10°C, kademe: 1°C 2°C		
A.8	[6-02]	--		0		
A.8	[6-03]	Yardımcı ısıtıcı kademe 1 kapasitesi nedir?	R/W	0-10 kW, kademe: 0,2 kW 3 kW		
A.8	[6-04]	Yardımcı ısıtıcı kademe 2 kapasitesi nedir?	R/W	0-10 kW, kademe: 0,2 kW 0 kW		
A.8	[6-05]	--		0		
A.8	[6-06]	--		0		
A.8	[6-07]	--		0		
A.8	[6-08]	--		10		
A.8	[6-09]	--		0		
A.8	[6-0A]	--		55°C		
A.8	[6-0B]	--		45°C		
A.8	[6-0C]	--		45°C		
A.8	[6-0D]	--		1		
A.8	[6-0E]	--		60°C		
A.8	[7-00]	--		0°C		
A.8	[7-01]	--		2°C		
A.8	[7-02]	Bulunan çıkış suyu sıcaklık alanlarının sayısı?	R/O	0: 1 LWT alanı		
A.8	[7-03]	--		2,5		
A.8	[7-04]	--		0		
A.8	[7-05]	boyler verimliliği	R/W	0: Çok yüksek 1: Yüksek 2: Orta 3: Düşük 4: Çok düşük		
A.8	[8-00]	--		1 dk		
A.8	[8-01]	--		30		
A.8	[8-02]	--		0,5		
A.8	[8-03]	--		50		
A.8	[8-04]	Maksimum çalışma süresi için ilave çalışma süresi.	R/W	0-95 dk, kademe: 5 dk 95 dk		
A.8	[8-05]	Odanın kontrolü için LWT ayarına izin verilsin mi?	R/W	0: Hayır 1: Yes		
A.8	[8-06]	Çıkış suyu sıcaklığı maksimum geçişi.	R/W	0-10°C, kademe: 1°C 3°C		
A.8	[8-07]	Soğutma modunda istenen konfor ana LWT değeri?	R/W	[9-03]-[9-02], kademe: 1°C 18°C		
A.8	[8-08]	Soğutma modunda istenen eko ana LWT değeri?	R/W	[9-03]-[9-02], kademe: 1°C 20°C		
A.8	[8-09]	Isıtma modunda istenen konfor ana LWT değeri?	R/W	[9-01]-[9-00], kademe: 1°C 45°C		
A.8	[8-0A]	Isıtma modunda istenen eko ana LWT değeri?	R/W	[9-01]-[9-00], kademe: 1°C 40°C		
A.8	[8-0B]	--		13		
A.8	[8-0C]	--		10		
A.8	[8-0D]	--		16		

Saha ayarları tablosu				Ön tanım değerinden farklı montajcı ayarı	
Dizin	Alan kodu	Ayar adı	Aralık, kademe Ön tanım değeri	Tarih	Değer
A.8	[9-00]	Isıtmada ana alan için istenen maksimum LWT?	R/W 37-55°C, kademe: 1°C 55°C		
A.8	[9-01]	Isıtmada ana bölge için istenen minimum LWT?	R/W 15-37°C, kademe: 1°C 25°C		
A.8	[9-02]	Soğutmada ana alan için istenen maksimum LWT?	R/W 18-22°C, kademe: 1°C 22°C		
A.8	[9-03]	Soğutmada ana bölge için istenen minimum LWT?	R/W 5-18°C, kademe: 1°C 5°C		
A.8	[9-04]	Çıkış suyu sıcaklığı aşırı sıcaklık farkı.	R/W 1-4°C, kademe: 1°C 1°C		
A.8	[9-05]	--	25		
A.8	[9-06]	--	55		
A.8	[9-07]	--	5		
A.8	[9-08]	--	22		
A.8	[9-09]	Isıtmada istenen delta T değeri nedir?	R/W 3-10°C, kademe: 1°C 5°C		
A.8	[9-0A]	Soğutmada istenen delta T değeri nedir?	R/W 3-10°C, kademe: 1°C 5°C		
A.8	[9-0B]	Ana LWT alanına bağlı yayıcı tipi nedir?	R/W 0: Hızlı 1: Yavaş		
A.8	[9-0C]	Oda sıcaklık gecikmesi.	R/W 1-6°C, kademe: 0,5°C 1°C		
A.8	[9-0D]	Pompa devir sınırlandırma	R/W 0-8, kademe:1 0 : 100% 1-4 : 80-50% 5-8 : 80-50% 6		
A.8	[9-0E]	--	6		
A.8	[A-00]	--	0		
A.8	[A-01]	--	0		
A.8	[A-02]	--	0		
A.8	[A-03]	--	0		
A.8	[A-04]	--	0		
A.8	[B-00]	--	0		
A.8	[B-01]	--	0		
A.8	[B-02]	--	0		
A.8	[B-03]	--	0		
A.8	[B-04]	--	0		
A.8	[C-00]	--	0		
A.8	[C-01]	--	0		
A.8	[C-02]	Harici bir yedek ısı kaynağı bağlı mı?	R/W 0: Hayır 1: İkili 2: - 3: -		
A.8	[C-03]	İkili etkinleştirme sıcaklığı.	R/W -25-25°C, kademe: 1°C 0°C		
A.8	[C-04]	İkili gecikme sıcaklığı.	R/W 2-10°C, kademe: 1°C 3°C		
A.8	[C-05]	Ana alan için termo talep kontak tipi nedir?	R/W 1: Termo ON/OFF 2: C/H talebi		
A.8	[C-06]	--	1		
A.8	[C-07]	Alan çalıştırmasındaki ünite kontrol yöntemi?	R/W 0: LWT kontrolü 1: Hrc RT kontrolü 2: RT kontrolü		
A.8	[C-08]	Monte edilen harici sensörün tipi nedir?	R/W 0: Hayır 1: Dış sensör 2: Oda sensörü		
A.8	[C-09]	Gerekli alarm çıkışı kontağı tipi nedir?	R/W 0: Normalde açık 1: Normalde kapalı		
A.8	[C-0A]	--	0		
A.8	[C-0C]	Yüksek elektrik fiyatı ondalığı (Kullanmayın)	R/W 0-7 0		
A.8	[C-0D]	Orta elektrik fiyatı ondalığı (Kullanmayın)	R/W 0-7 0		
A.8	[C-0E]	Düşük elektrik fiyatı ondalığı (Kullanmayın)	R/W 0-7 0		
A.8	[D-00]	Varsa, izin verilen ısıtıcılar. kWh PS kesilsin mi?	R/W 0-3 0: Yok 2: Yalnız BÜH 3: Tüm ısıtıcılar		
A.8	[D-01]	kontak tipini kapatmaya zorlama	R/W 0-3 0: Hayır 1: açık tarife 2: kapalı tarife		
A.8	[D-02]	--	0		
A.8	[D-03]	Yaklaşık 0°C'de çıkış suyu sıcaklık telafisi.	R/W 0: Devre dışı 1: Etkin, 2°C kayma (-2'ten 2°C'ye) 2: Etkin, 4°C kayma (-2'ten 2°C'ye) 3: Etkin, 2°C kayma (-4'ten 4°C'ye) 4: Etkin, 4°C kayma (-4'ten 4°C'ye)		
A.8	[D-04]	GüçTüketimKontrolü için opsiyon kutusu kullanıldı mı?	R/W 0: Hayır 1: Yes		
A.8	[D-05]	Varsa, pompa çalışsın mı? kWh PS kesilsin mi?	R/W 0: Zorlamalı off 1: Normal olarak		
A.8	[D-07]	--	0		
A.8	[D-08]	Güç ölçümü için harici kWh ölçer kullanılıyor mu?	R/W 0: Hayır 1: 0,1 darbe/kWh 2: 1 darbe/kWh 3: 10 darbe/kWh 4: 100 darbe/kWh 5: 1000 darbe/kWh		
A.8	[D-09]	Güç ölçümü için harici kWh ölçer kullanılıyor mu?	R/W 0: Hayır 1: 0,1 darbe/kWh 2: 1 darbe/kWh 3: 10 darbe/kWh 4: 100 darbe/kWh 5: 1000 darbe/kWh		
A.8	[D-0A]	--	0		
A.8	[D-0B]	--	2		
A.8	[D-0C]	Yüksek elektrik fiyatı nedir (Kullanmayın)	R/W 0-49 0		
A.8	[D-0D]	Orta elektrik fiyatı nedir (Kullanmayın)	R/W 0-49 0		
A.8	[D-0E]	Düşük elektrik fiyatı nedir (Kullanmayın)	R/W 0-49 0		

Saha ayarları tablosu				Ön tanım değerinden farklı montajcı ayarı	
Dizin	Alan kodu	Ayar adı	Aralık, kademe Ön tanım değeri	Tarih	Değer
A.8	[E-00]	Monte edilen ünitenin tipi?	R/O		
A.8	[E-01]	Monte edilen kompresörün tipi?	R/O		
A.8	[E-02]	İç ünite yazılım tipi?	R/O		
A.8	[E-03]	Yardımcı ısıtıcı kademe sayısı?	R/W		
A.8	[E-04]	Dış ünite güç tasarrufu modu mevcut mu?	R/O		
A.8	[E-05]	--			
A.8	[E-06]	--			
A.8	[E-07]	--			
A.8	[E-08]	Dış ünite güç tasarruf işlevi.	R/W		
A.8	[E-09]	--			
A.8	[E-0A]	--			
A.8	[E-0B]	--			
A.8	[E-0C]	--			
A.8	[E-0D]	Sistem glikol ile dolu mu?	R/W		
A.8	[E-0E]	--			
A.8	[F-00]	Pompa çalışmasına, sıcaklık aralığı dışında izin verilir.	R/W		
A.8	[F-01]	Hangi dış sıcaklığının üzerinde soğutmaya izin verilsin?	R/W		
A.8	[F-02]	--			
A.8	[F-03]	--			
A.8	[F-04]	--			
A.8	[F-05]	--			
A.8	[F-06]	--			
A.8	[F-09]	Akış sırasında pompa çalışması normal değil.	R/W		
A.8	[F-0A]	--			
A.8	[F-0B]	--			
A.8	[F-0C]	--			
A.8	[F-0D]	Pompa çalışma modu?	R/W		