




# Manuel d'installation et d'utilisation

## Contrôleur distant filaire Madoka



**BRС1HF7**

Manuel d'installation et d'utilisation  
Contrôleur distant filaire Madoka

Français

## Table des matières

### Table des matières

<b>1 Consignes de sécurité générales</b>	<b>2</b>
1.1 Pour l'installateur .....	2
1.2 Pour l'utilisateur .....	3
<b>2 A propos du présent document</b>	<b>3</b>
<b>Pour l'utilisateur</b>	<b>4</b>
<b>3 Dispositif de régulation à distance: Aperçu</b>	<b>4</b>
3.1 Touches.....	4
3.2 Icônes d'état .....	4
3.3 Indicateur de statut.....	4
<b>4 Utilisation</b>	<b>5</b>
4.1 Utilisation de base .....	5
4.1.1 Écran d'accueil.....	5
4.1.2 Menu principal.....	5
4.2 Mode de fonctionnement.....	5
4.2.1 Pour régler le mode de fonctionnement.....	5
4.3 Point de consigne.....	6
4.3.1 Réglage du point de consigne .....	6
4.4 Date et heure.....	6
4.4.1 Pour définir la date et l'heure .....	6
4.5 Flux d'air .....	6
4.5.1 Direction du flux d'air .....	6
4.5.2 Vitesse du ventilateur.....	6
4.6 Utilisation avancée .....	6
<b>5 Maintenance et entretien</b>	<b>7</b>
5.1 Aperçu: Maintenance et entretien.....	7
<b>6 Dépannage</b>	<b>7</b>
6.1 Aperçu: Dépannage.....	7
<b>Pour l'installateur</b>	<b>7</b>
<b>7 A propos du carton</b>	<b>7</b>
7.1 Pour déballer le contrôleur .....	7
<b>8 Préparation</b>	<b>7</b>
8.1 Exigences de câblage .....	7
<b>9 Installation</b>	<b>7</b>
9.1 Montage de la commande .....	7
9.1.1 Montage de la commande .....	8
9.2 Raccordement du câblage électrique .....	8
9.2.1 Raccordement du câblage électrique .....	8
9.3 Fermeture de la commande .....	8
9.3.1 Fermeture de la commande .....	9
<b>10 Mise en route du système</b>	<b>9</b>
<b>11 Entretien</b>	<b>9</b>
11.1 Consignes de sécurité pour la maintenance .....	9
11.2 Nettoyage de la commande.....	9
11.3 Indication Effectuer nettoyage filtre .....	9
11.3.1 Suppression de l'indication Effectuer nettoyage filtre .....	9

## 1 Consignes de sécurité générales

Prière de lire ces précautions de sécurité générales attentivement avant d'installer l'équipement de climatisation et veillez à l'installer correctement.

Le non-respect des présentes instructions peut entraîner des dommages matériels ou des blessures qui peuvent être graves selon les circonstances.

### Signification des avertissements et des symboles

Ces messages de sécurité sont utilisés pour attirer votre attention. La signification de chaque message de sécurité est décrite ci-dessous:

	<b>AVERTISSEMENT</b>
	Indique une situation qui pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.
	<b>MISE EN GARDE</b>
	Indique une situation qui pourrait entraîner des blessures légères ou modérées.
	<b>DANGER</b>
	Indique une situation qui entraîne la mort ou des blessures graves.
	<b>DANGER: RISQUE D'EXPLOSION</b>
	Indique une situation qui pourrait entraîner une explosion.
	<b>INFORMATION</b>
	Indique des conseils utiles ou des informations supplémentaires.
	<b>REMARQUE</b>
	Indique une situation qui pourrait entraîner des dommages aux équipements ou aux biens.

### 1.1 Pour l'installateur

Les consignes détaillées dans le présent document portent sur des sujets très importants, vous devez les suivre scrupuleusement.

	<b>INFORMATION</b>
	Cette commande est une option et ne peut être utilisée seule. Reportez-vous également au manuel d'installation et d'utilisation des unités intérieure et extérieure.
	<b>AVERTISSEMENT</b>
	Une installation ou une fixation incorrecte de l'équipement ou des accessoires peut provoquer des décharges électriques, un court-circuit, des fuites, un incendie ou d'autres dommages à l'équipement. Sauf indication contraire, utiliser UNIQUEMENT les accessoires, les équipements en option et les pièces détachées fabriqués ou approuvés par Daikin.

	<b>AVERTISSEMENT</b>
	Tous les câblages et composants DOIVENT être installés par un électricien agréé et DOIVENT être conformes à la législation applicable.

	<b>REMARQUE</b>
	La télécommande DOIT être montée à l'intérieur.

	<b>REMARQUE</b>
	Lorsque la commande est utilisée comme thermostat d'ambiance, sélectionnez un lieu d'installation où la température moyenne de la pièce peut être détectée.

N'installez PAS la commande aux endroits suivants:

- Dans les endroits qui sont exposés à la lumière directe du soleil.
- Dans les endroits qui sont à proximité d'une source de chaleur.

## 2 A propos du présent document

- Dans les endroits affectés par l'air extérieur ou le courant d'air dû par exemple à l'ouverture/fermeture des portes.
- Dans les endroits où l'écran peut facilement se salir.
- Dans les endroits où il n'y a pas d'accès facile aux commandes.
- Dans les endroits avec des températures <-10°C et >50°C.
- Dans les endroits où l'humidité relative est >95%.
- Dans des lieux où une machine émet des ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques peuvent perturber le système de commande et causer l'anomalie de fonctionnement de l'équipement.
- Dans les endroits où il peut être exposé à l'eau ou dans des endroits généralement humides.

Si vous avez des DOUTES concernant l'installation ou le fonctionnement de l'unité, contactez votre revendeur.

Une fois l'installation terminée:

- Procédez à un essai de fonctionnement afin de vous assurer de l'absence de pannes.
- Expliquez à l'utilisateur comment utiliser la commande.
- Demandez à l'utilisateur de conserver le manuel pour référence ultérieure.



### INFORMATION

Consultez votre revendeur en ce qui concerne le déplacement ou la réinstallation de la commande.

## 1.2 Pour l'utilisateur

Généralités



### AVERTISSEMENT

Pour nettoyer le contrôleur, n'utilisez PAS de solvants organiques tels que du diluant pour peinture.



### AVERTISSEMENT

N'utilisez PAS des matières inflammables (par ex., spray pour cheveux ou insecticide) près de la commande.



### AVERTISSEMENT

Pour prévenir les chocs électriques ou le feu:

- N'utilisez PAS la commande avec des mains mouillées.
- NE démontez PAS la commande et ne touchez pas les pièces intérieures. Contactez votre revendeur.
- Ne modifiez PAS ou ne réparez pas la télécommande. Contactez votre revendeur.

- Ne transférez PAS ou ne réinstallez PAS la télécommande vous-même. Contactez votre revendeur.



### AVERTISSEMENT

Ne jouez PAS avec l'unité ou avec sa télécommande. L'utilisation accidentelle par un enfant peut entraîner une diminution des fonctions corporelles et des problèmes de santé.

## 2 A propos du présent document

### Public visé

Installateurs agréés + utilisateurs finaux

### Documentation

Le présent document fait partie d'un ensemble. L'ensemble complet comprend les documents suivants:

- **Manuel d'installation et d'utilisation:**

- Instructions d'installation
- Instructions d'utilisation de base

- **Guide de référence de l'installateur et de l'utilisateur:**

- Information d'installation et d'utilisation étendue

- **Déclaration de conformité:**



### INFORMATION: Déclaration de conformité

Par la présente, Daikin Europe N.V. déclare que l'équipement radio de type BRC1H est conforme à la Directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité originale est disponible à partir des pages produit BRC1H.

La documentation est disponible à partir de la page de produit BRC1H.

BRC1HF7



<https://qr.daikin.eu/?N=BRC1HF7>



### INFORMATION: Documentation Madoka Assistant dans l'appli

La commande ne permet qu'un fonctionnement et une utilisation de base. Les réglages et opérations avancés sont effectués par l'intermédiaire de l'appli Madoka Assistant. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'app et à la documentation dans l'appli. L'appli Madoka Assistant est disponible sur Google Play et Apple Store.

La dernière révision de la documentation fournie est publiée sur le site régional Daikin et est disponible auprès de votre revendeur.


Les instructions d'origine sont écrites en anglais. Toutes les autres langues sont les traductions des instructions d'origine.

### 3 Dispositif de régulation à distance: Aperçu

#### Pour l'utilisateur

### 3 Dispositif de régulation à distance: Aperçu

#### 3.1 Touches



##### a MARCHE/ARRÊT

- Lorsqu'il est éteint, appuyez pour mettre le système sous tension.
- Lorsqu'il est allumé, appuyez pour éteindre le système.

##### b ENTRER/ACTIVER /REGLER

- Depuis l'écran d'accueil, accédez au menu principal.
- A partir du menu principal, entrez dans l'un des sous-menus.
- A partir de l'un des sous-menus respectifs, activez un mode de ventilation.
- Dans un des sous-menus, confirmez un réglage.

##### c CYCLE/AJUSTER

- Cycle gauche.
- Pour ajuster un réglage (par défaut: diminuer).

##### d CYCLE/AJUSTER

- Cycle droit.
- Pour ajuster un réglage (par défaut: augmenter).

Icône	Description
	<b>Changement sous commande centralisée.</b> Indique que le changement refroidissement/chauffage est commandé de manière centralisée par une autre unité intérieure ou par un sélecteur de refroidissement/chauffage en option relié à l'unité extérieure.
	<b>Programmateur.</b> Indique que le système fonctionne selon un programme ou que la minuterie d'arrêt est activée.
	<b>Heure non définie.</b> Indique que l'heure du contrôleur n'est pas réglée.
	<b>Test de fonctionnement.</b> indique que le mode de fonctionnement test est actif.
	<b>Inspection.</b> Indique que l'unité intérieure ou extérieure est inspectée.
	<b>Inspection périodique.</b> Indique que l'unité intérieure ou extérieure est inspectée.
	<b>Secours.</b> Indique que dans le système, une unité intérieure est définie comme unité intérieure de secours.
	<b>Information.</b> Indique que le système a un message à transmettre. Pour voir le message, allez à l'écran d'information.
	<b>Avertissement.</b> Indique qu'une erreur s'est produite ou qu'un composant de l'unité intérieure doit être entretenu. Pour plus d'informations concernant le dépannage et les codes d'erreur, voir le guide de référence de l'installateur et de l'utilisateur.
	<b>Recul.</b> Indique que l'unité intérieure fonctionne dans des conditions de recul.


#### 3.2 Icônes d'état

Icône	Description
	<b>Système en marche.</b> Indique que le système fonctionne.
	<b>Arrêt du système.</b> Indique que le système NE fonctionne PAS.
	<b>Bluetooth.<sup>(1)</sup></b> Indique que le contrôleur est en communication avec un appareil mobile, pour une utilisation avec l'appli Madoka Assistant.
	<b>Verrouillage.</b> Indique qu'une fonction ou un mode de fonctionnement est verrouillé et ne peut donc pas être utilisé ou sélectionné.
	<b>Commande centralisée.</b> Indique que le système est commandé par une commande centralisée (accessoire en option) et que la commande du système par le contrôleur est limitée.

##### i INFORMATION

- Pour plus d'informations sur les icônes de mode de fonctionnement, voir "4.2 Mode de fonctionnement" [p 5].
- La plupart des icônes sont liées à des choses définies dans l'appli Madoka Assistant. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'appli et au guide d'installation et de référence utilisateur.

#### 3.3 Indicateur de statut



a Indicateur de statut

<sup>(1)</sup> Le terme Bluetooth® et les logos sont des marques de commerce déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par Daikin Europe N.V. se fait sous licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

**INFORMATION**


Pour une description complète du comportement de l'indicateur de statut, reportez-vous au guide d'installation et de référence utilisateur.

## 4 Utilisation

### 4.1 Utilisation de base

#### 4.1.1 Écran d'accueil

Selon la configuration, le contrôleur possède un écran d'accueil standard ou détaillé. Dans la plupart des cas, l'écran d'accueil standard ne donne que le mode de fonctionnement actif, les messages (le cas échéant) et la température de consigne (dans le cas du mode Refroidissement, Chauffage ou de fonctionnement Auto). L'écran d'accueil détaillé vous donne des informations supplémentaires grâce aux icônes de statut.

**INFORMATION**

La commande est équipée d'une fonction d'économie d'énergie qui vide l'écran après une période d'inactivité. Pour que l'écran s'allume à nouveau, appuyez sur un bouton.

#### 4.1.2 Menu principal

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur pour accéder au menu principal. Utilisez et pour faire défiler les menus. Appuyez de nouveau sur pour accéder à l'un des menus.

**INFORMATION**

- En fonction du type d'unité intérieure que vous utilisez, des menus plus ou moins nombreux peuvent être disponibles.
- Dans le menu principal, l'icône de chaque menu reflète le réglage ou le mode actif actuel. Lors de l'utilisation de la commande, le menu dans lequel vous naviguez peut être différent de celui représenté dans ce manuel.
- La commande ne permet que le fonctionnement de base de l'installation. Pour un fonctionnement avancé (recul, programmeur...), voir l'appli Madoka Assistant.


## 4.2 Mode de fonctionnement

**INFORMATION**

Selon l'unité intérieure, des modes de fonctionnement différents sont disponibles.

**INFORMATION**

Le menu du mode de fonctionnement est verrouillé par défaut. Le menu apparaît barré dans le menu principal et est accompagné d'une icône de verrouillage. Pour accéder au menu du mode de fonctionnement et modifier le mode de fonctionnement, le verrouillage des fonctions doit d'abord être déverrouillé. Le déverrouillage et le déverrouillage des fonctions s'effectuent via l'appli Madoka Assistant. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide d'installation et de référence utilisateur et à l'appli Madoka Assistant.



L'unité intérieure peut fonctionner dans différents modes de fonctionnement.

Ikône	Mode de fonctionnement
	<b>Refroidissement.</b> Dans ce mode, le refroidissement sera activé selon les besoins par le point de consigne ou par le mode de retour au point de consigne.
	<b>Chauffage.</b> Lorsque ce mode est activé, le chauffage est activé dans la mesure requise par le point de consigne ou le mode de retour au point de consigne.
	<b>Uniquement ventilateur.</b> Lorsque ce mode est activé, l'air circule sans refroidissement ni chauffage.
	<b>Auto.</b> En mode Auto, l'unité intérieure bascule automatiquement entre le mode chauffage et le mode refroidissement, tel que le point de consigne le définit.

**INFORMATION**

Après avoir changé le mode de fonctionnement de Chauffage ou Refroidissement à Auto, attendez jusqu'à 10 minutes pour que l'unité intérieure détermine automatiquement si elle doit fonctionner en mode chauffage ou refroidissement. Pendant ce temps, le mode de fonctionnement reste celui qui était actif avant la sélection de Auto.

#### 4.2.1 Pour régler le mode de fonctionnement

**Exigence préalable:** Le verrouillage de la fonction du menu du mode de fonctionnement est désactivé.

- 1 Naviguez jusqu'au menu du mode de fonctionnement.



- 2 Utilisez et pour sélectionner un mode de fonctionnement.



- 3 Appuyez sur pour activer.

**Résultat:** L'unité intérieure change de mode de fonctionnement et le contrôleur revient à l'écran d'accueil.

## 4 Utilisation

### 4.3 Point de consigne

Le point de consigne est la température cible pour les modes de fonctionnement Refroidissement, Chauffage et Auto.

#### 4.3.1 Réglage du point de consigne

**Exigence préalable:** Le mode de fonctionnement actif est soit 'Refroidissement', 'Chauffage' ou 'Auto'.

- 1 Dans l'écran d'accueil, utilisez **-** et **+** pour ajuster le point de consigne.




**Résultat:** L'unité intérieure modifie son point de consigne de température.

### 4.4 Date et heure


Réglez l'heure et la date pour les unités intérieures connectées au contrôleur.

#### 4.4.1 Pour définir la date et l'heure

- 1 Naviguez jusqu'au menu de la date et de l'heure.



- 2 Appuyez sur **+** pour activer **✎**.



**Résultat:** Les champs deviennent modifiables.



- 3 Réglez la date et l'heure. Réglez avec **-** et **+**. Confirmez avec **○**. Parcourez le menu jusqu'à ce que tous les champs soient réglés correctement.

**Résultat:** Vous réglez la date et l'heure.



#### INFORMATION

Confirmer la valeur d'un champ vous amènera automatiquement au champ suivant. Pour terminer les réglages et quitter le menu, naviguez jusqu'à et confirmez la valeur dans le dernier champ.

### 4.5 Flux d'air

#### 4.5.1 Direction du flux d'air

La direction du flux d'air est la direction dans laquelle l'unité intérieure souffle son air.



#### INFORMATION


Pour plus d'informations, reportez-vous au guide d'installation et de référence utilisateur.

### Réglage du sens du flux d'air

- 1 Naviguez jusqu'au menu du sens du flux d'air.



- 2 Utilisez **-** et **+** pour ajuster le flux d'air.



- 3 Appuyez sur **○** pour confirmer.

**Résultat:** L'unité intérieure change la direction de son flux d'air et le contrôleur revient à l'écran d'accueil.

### 4.5.2 Vitesse du ventilateur

La vitesse du ventilateur correspond à la force du flux d'air sortant de l'unité intérieure.



#### INFORMATION


Pour plus d'informations, reportez-vous au guide d'installation et de référence utilisateur.

### Pour régler la vitesse du ventilateur

- 1 Naviguez jusqu'au menu de vitesse du ventilateur.



- 2 Utilisez **-** et **+** pour ajuster la vitesse du ventilateur.



- 3 Appuyez sur **○** pour confirmer.

**Résultat:** L'unité intérieure change la vitesse du ventilateur et le contrôleur revient à l'écran d'accueil.

## 4.6 Utilisation avancée

La commande ne permet qu'un fonctionnement de base. Pour un fonctionnement avancé, utilisez l'appli Madoka Assistant.



#### INFORMATION


Pour plus d'informations, reportez-vous au guide d'installation et de référence utilisateur.

## 5 Maintenance et entretien

### 5.1 Aperçu: Maintenance et entretien

Lorsqu'un composant d'un système a besoin d'entretien ou de réparation, consultez votre revendeur. Pour indiquer que l'entretien est imminent, le contrôleur affiche **⚠** sur l'écran d'accueil et/ou affiche un écran d'avertissement dès que vous appuyez sur **OK** pour accéder au menu principal à partir de l'écran d'accueil.


Les écrans d'avertissement suivants concernent l'entretien de l'unité intérieure:



## 6 Dépannage

### 6.1 Aperçu: Dépannage

Si le système affiche une erreur, consultez votre revendeur. Pour indiquer une erreur système, le contrôleur affiche **⚠** sur l'écran d'accueil, et/ou affiche un écran d'erreur dès que vous appuyez sur **OK** pour accéder au menu principal à partir de l'écran d'accueil.




## Pour l'installateur

## 7 A propos du carton

### 7.1 Pour déballer le contrôleur

- 1 Ouvrez la boîte.
- 2 Retirez les accessoires.



- a Manuel d'installation et d'utilisation
- b Vis à bois + chevilles murales (Ø4,0×30)

## 8 Préparation

### 8.1 Exigences de câblage

Tous les câbles doivent respecter les exigences suivantes:

Spécifications de câblage	Valeur
Type	Cordon gainé en vinyle ou câble (2 fils)
de connexion	0,75~1,25 mm <sup>2</sup>
Longueur maximum	500 m

## 9 Installation




### REMARQUE

Pendant l'installation du contrôleur, veillez à ce que l'environnement d'installation soit exempt de poussière afin d'éviter que des particules ne pénètrent côté carte PCB du contrôleur.

### 9.1 Montage de la commande

Avant de pouvoir monter la commande, vous devez déterminer l'acheminement du câblage et, par conséquent, retirer un morceau du boîtier arrière de la commande.

Le câblage peut être acheminé par le haut, l'arrière, la gauche ou le bas. Retirez une pièce du boîtier arrière selon l'illustration:




## 9 Installation

- a Câblage par le haut
- b Câblage par la gauche
- c Câblage par le bas

Au cas où vous acheminez le câblage depuis l'arrière, vous n'avez pas besoin de retirer quoi que ce soit.


### 9.1.1 Montage de la commande

- 1 Retirez les vis et les bouchons du sac d'accessoires.
- 2 Montez le boîtier arrière sur une surface plane.



#### INFORMATION

Si nécessaire (par ex. lors du montage sur une boîte d'installation électrique affleurante), montez le boîtier arrière à l'aide des trous à défoncer.



#### REMARQUE

Lors du montage du boîtier arrière sur une armoire électrique affleurante à un mur, assurez-vous que ce mur est complètement plat.



#### REMARQUE

Veuillez à ne pas déformer le boîtier arrière en serrant trop fort les vis de fixation.

## 9.2 Raccordement du câblage électrique



#### REMARQUE

Le câblage pour la connexion n'est PAS inclus.




#### REMARQUE

Lors du câblage, faire passer les câbles loin du câblage d'alimentation afin d'éviter tout bruit électrique (bruit externe).


### 9.2.1 Raccordement du câblage électrique

Connectez les bornes de la commande P1/P2 aux bornes de l'unité intérieure P1/P2.


#### Par le haut




#### Par l'arrière



#### Par la gauche



#### Par le bas



## 9.3 Fermeture de la commande



#### MISE EN GARDE

Ne touchez JAMAIS aux pièces internes du dispositif de régulation.



#### MISE EN GARDE


Lors de la fermeture de la commande, veillez à ne pas pincer le câblage.

**REMARQUE**

Pour éviter tout dommage, assurez-vous que l'avant de la commande est bien encliquetée dans le boîtier arrière.

**9.3.1 Fermeture de la commande**

- Emmanchez l'avant de la commande dans le boîtier arrière.

**10 Mise en route du système**

La commande est alimentée par l'unité intérieure. Elle démarera dès qu'elle est connectée. Pour que le contrôleur soit opérationnel, il faut s'assurer que l'unité intérieure est sous tension.

Une fois que la commande est sous tension, elle démarre automatiquement. Si c'est la première et la seule commande connectée à l'unité intérieure, elle sera automatiquement désignée comme commande maître.

**INFORMATION**

Pour plus d'informations sur la façon de désigner le contrôleur comme étant d'un type différent (comme contrôleur maître ou comme contrôleur esclave), voir le guide de référence de l'installateur et de l'utilisateur.

**11 Entretien****11.1 Consignes de sécurité pour la maintenance****AVERTISSEMENT**

Avant d'effectuer des travaux d'entretien ou de réparation, arrêtez le fonctionnement du système avec la commande et coupez le disjoncteur de l'alimentation électrique.  
**Conséquence possible :** chocs électriques ou blessures.

**REMARQUE**

Pour nettoyer le contrôleur, n'utilisez PAS de solvants organiques tels que du diluant pour peinture.  
**Conséquence possible :** dégâts, choc électrique ou incendie.

**AVERTISSEMENT**

Ne lavez PAS le contrôleur à distance. **Conséquence possible :** fuite électrique, choc électrique ou incendie.

**INFORMATION**

Si la crasse ne peut pas être enlevée facilement lors du nettoyage du contrôleur, humectez le chiffon avec un détergent neutre dilué avec de l'eau, essorez bien le chiffon et nettoyez la surface. Essuyez ensuite avec un chiffon sec.

**11.2 Nettoyage de la commande**

- Essuyez l'écran et les autres parties de la commande avec un chiffon sec.

**11.3 Indication Effectuer nettoyage filtre**



Lorsque le filtre de l'unité intérieure est sale et doit être nettoyé, la commande l'indique en affichant dans le coin supérieur droit de l'écran d'accueil et en vous présentant l'écran 'Nettoyage du filtre imminent' dès que vous essayez d'accéder au menu principal à partir de l'écran d'accueil.



**11.3.1 Suppression de l'indication Effectuer nettoyage filtre**

**Exigence préalable:** Lorsque vous essayez d'entrer dans le menu principal à partir de l'écran d'accueil, vous voyez apparaître l'écran 'Effectuer nettoyage filtre'.




- Nettoyez le filtre.
- Appuyez sur pour effacer l'indication 'Effectuer nettoyage filtre'.





EAC



4P813206-1 00000001

Copyright 2025 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P813206-1 2025.04