

## Таблица местных настроек

### Подходящие агрегаты

EBSH11P30D▲▼  
 EBSHB11P30D▲▼  
 EBSH11P50D▲▼  
 EBSHB11P50D▲▼  
 EBSH16P30D▲▼  
 EBSHB16P30D▲▼  
 EBSH16P50D▲▼  
 EBSHB16P50D▲▼  
 EBSX11P30D▲▼  
 EBSXB11P30D▲▼  
 EBSX11P50D▲▼  
 EBSXB11P50D▲▼  
 EBSX16P30D▲▼  
 EBSXB16P30D▲▼  
 EBSX16P50D▲▼  
 EBSXB16P50D▲▼

### Примечания

- (\*1) Резервуар 300
- (\*2) Резервуар 500
- (\*3) \*X\*
- (\*4) \*H\*
- (\*5) \*B\*
- (\*6) ЕКЕСВUA3V
- (\*7) ЕКЕСВUA6V
- (\*8) ЕКЕСВUA9W
- (\*9) Резервный нагреватель (BUH) меньше
- (\*10) 11P
- (\*11) 16P

▲ 1, 2, 3,..., 9, A, B, C,..., Z

▼ ,..., 1, 2, 3, ..., 9

| Таблица местных настроек             |             |                                                                                                                          |                                      |                                                                                                               | Задано установщиком вместо значения по умолчанию |          |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| Навигация                            | Местный код | Название настройки                                                                                                       | Диапазон, шаг                        | Значение по умолчанию                                                                                         | Дата                                             | Значение |
| Помещение                            |             |                                                                                                                          |                                      |                                                                                                               |                                                  |          |
| └ Антиобледенение                    |             |                                                                                                                          |                                      |                                                                                                               |                                                  |          |
| 1.4.1                                | [2-06]      | Активация                                                                                                                | R/W                                  | 0: Выключено<br>1: <b>Включено</b>                                                                            |                                                  |          |
| 1.4.2                                | [2-05]      | Уставка для помещения                                                                                                    | R/W                                  | 4~16°C, шаг: 1°C<br><b>8°C</b>                                                                                |                                                  |          |
| └ Диапазон уставки                   |             |                                                                                                                          |                                      |                                                                                                               |                                                  |          |
| 1.5.1                                | [3-07]      | Минимум нагрева                                                                                                          | R/W                                  | 12~18°C, шаг: 1°C<br><b>12°C</b>                                                                              |                                                  |          |
| 1.5.2                                | [3-06]      | Максимум нагрева                                                                                                         | R/W                                  | 18~30°C, шаг: 1°C<br><b>30°C</b>                                                                              |                                                  |          |
| 1.5.3                                | [3-09]      | Минимум охлаждения                                                                                                       | R/W                                  | 15~25°C, шаг: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                              |                                                  |          |
| 1.5.4                                | [3-08]      | Максимум охлаждения                                                                                                      | R/W                                  | 25~35°C, шаг: 1°C<br><b>35°C</b>                                                                              |                                                  |          |
| Помещение                            |             |                                                                                                                          |                                      |                                                                                                               |                                                  |          |
| 1.6                                  | [2-09]      | Смещение комн. датчика                                                                                                   | R/W                                  | -5~5°C, шаг: 0,5°C<br><b>0°C</b>                                                                              |                                                  |          |
| 1.7                                  | [2-0A]      | Смещение комн. датчика                                                                                                   | R/W                                  | -5~5°C, шаг: 0,5°C<br><b>0°C</b>                                                                              |                                                  |          |
| └ Уставка комфорта для помещения     |             |                                                                                                                          |                                      |                                                                                                               |                                                  |          |
| 1.9.1                                | [9-0A]      | Уставка комфорта для нагрева                                                                                             | R/W                                  | [3-07]~[3-06]°C, шаг: 0,5°C<br><b>23°C</b>                                                                    |                                                  |          |
| 1.9.2                                | [9-0B]      | Уставка комфорта для охлаждения                                                                                          | R/W                                  | [3-09]~[3-08]°C, шаг: 0,5°C<br><b>23°C</b>                                                                    |                                                  |          |
| Главная зона                         |             |                                                                                                                          |                                      |                                                                                                               |                                                  |          |
| 2.4                                  |             | Режим уставки                                                                                                            |                                      | 0: Фиксированный<br>1: Нагрев МЗ, фиксированное охлаждение<br>2: <b>Зависимый от погоды</b>                   |                                                  |          |
| └ Кривая МЗ нагрева                  |             |                                                                                                                          |                                      |                                                                                                               |                                                  |          |
| 2.5                                  | [1-00]      | Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе.                                 | R/W                                  | -40~5°C, шаг: 1°C<br><b>-10°C</b>                                                                             |                                                  |          |
| 2.5                                  | [1-01]      | Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе.                                | R/W                                  | 10~25°C, шаг: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                              |                                                  |          |
| 2.5                                  | [1-02]      | Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе.     | R/W                                  | [9-01]~[9-00], шаг: 1°C<br><b>[2-0C]=0:<br/>40°C<br/>[2-0C]=1:<br/>45°C<br/>[2-0C]=2:<br/>55°C</b>            |                                                  |          |
| 2.5                                  | [1-03]      | Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе.    | R/W                                  | [9-01]-мин(45, [9-00])°C, шаг: 1°C<br><b>[2-0C]=0:<br/>25°C<br/>[2-0C]=1:<br/>25°C<br/>[2-0C]=2:<br/>25°C</b> |                                                  |          |
| └ Кривая метеозависимости охлаждения |             |                                                                                                                          |                                      |                                                                                                               |                                                  |          |
| 2.6                                  | [1-06]      | Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе.                              | R/W                                  | 10~25°C, шаг: 1°C<br><b>20°C</b>                                                                              |                                                  |          |
| 2.6                                  | [1-07]      | Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе.                             | R/W                                  | 25~43°C, шаг: 1°C<br><b>35°C</b>                                                                              |                                                  |          |
| 2.6                                  | [1-08]      | Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе.  | R/W                                  | [9-03]~[9-02]°C, шаг: 1°C<br><b>22°C</b>                                                                      |                                                  |          |
| 2.6                                  | [1-09]      | Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе. | R/W                                  | [9-03]~[9-02]°C, шаг: 1°C<br><b>[2-0C]=0:<br/>18°C<br/>[2-0C]=1:<br/>5°C<br/>[2-0C]=2:<br/>18°C</b>           |                                                  |          |
| Главная зона                         |             |                                                                                                                          |                                      |                                                                                                               |                                                  |          |
| 2.7                                  | [2-0C]      | Тип источника                                                                                                            | R/W                                  | <b>0: Нагрев полов</b><br>1: Блок фанкойла<br>2: Радиатор                                                     |                                                  |          |
| └ Диапазон уставки                   |             |                                                                                                                          |                                      |                                                                                                               |                                                  |          |
| 2.8.1                                | [9-01]      | Минимум нагрева                                                                                                          | R/W                                  | 15~37°C, шаг: 1°C<br><b>25°C</b>                                                                              |                                                  |          |
| 2.8.2                                | [9-00]      | Максимум нагрева                                                                                                         | [2-0C]≠2:<br>R/W<br>[2-0C]=2:<br>R/O | [2-0C]=2:<br>37~60, шаг: 1°C<br><b>60°C</b><br>[2-0C]≠2:<br>37~55°C, шаг: 1°C<br><b>55°C</b>                  |                                                  |          |
| 2.8.3                                | [9-03]      | Минимум охлаждения                                                                                                       | R/W                                  | 5~18°C, шаг: 1°C<br><b>7°C</b>                                                                                |                                                  |          |
| 2.8.4                                | [9-02]      | Максимум охлаждения                                                                                                      | R/W                                  | 18~22°C, шаг: 1°C<br><b>22°C</b>                                                                              |                                                  |          |
| Главная зона                         |             |                                                                                                                          |                                      |                                                                                                               |                                                  |          |
| 2.9                                  | [C-07]      | Управление                                                                                                               | R/W                                  | <b>0: Контроль LWT</b><br>1: Внesh.контр. RT<br>2: Контроль RT                                                |                                                  |          |
| 2.A                                  | [C-05]      | Тип термостата                                                                                                           | R/W                                  | 0: Запросы MMI (включая быструю логику)<br>1: 1 контакт<br>2: <b>2 контакт</b>                                |                                                  |          |
| └ Разность температур                |             |                                                                                                                          |                                      |                                                                                                               |                                                  |          |
| 2.B.1                                | [1-0B]      | Разность температур при нагреве                                                                                          | [2-0C]≠2:<br>R/W<br>[2-0C]=2:<br>R/O | 3~10°C, шаг: 1°C<br>[2-0C]≠2 (Радиатор):<br>5°C<br>[2-0C]=2 (Радиатор):<br><b>10°C</b>                        |                                                  |          |
| 2.B.2                                | [1-0D]      | Разность температур при охлаждении                                                                                       | R/W                                  | 3~10°C, шаг: 1°C<br><b>5°C</b>                                                                                |                                                  |          |
| └ Модуляция                          |             |                                                                                                                          |                                      |                                                                                                               |                                                  |          |
| 2.C.1                                | [8-05]      | Модуляция                                                                                                                | R/W                                  | <b>0: Нет</b><br>1: Да                                                                                        |                                                  |          |

(\*1) Резервуар 300\_(\*2) Резервуар 500\_

(\*3) \*X\*\_(\*) \*N\*\_(\*) \*B\* \_

(\*6) ЕКЕСВUA3V\_(\*) ЕКЕСВUA6V\_(\*) ЕКЕСВUA9W\_(\*) ВУН меньше\_

(\*10) 11P\_(\*) 16P

| Таблица местных настроек           |             |                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                 |                       | Задано установщиком вместо значения по умолчанию |          |
|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------|
| Навигация                          | Местный код | Название настройки                                                                                                              |                                      | Диапазон, шаг                                                                                                                                                                   | Значение по умолчанию | Дата                                             | Значение |
| 2.C.2                              | [8-06]      | Максимальная модуляция                                                                                                          | R/W                                  | 0-10°C, шаг: 1°C                                                                                                                                                                | 5°C                   |                                                  |          |
| Запорный клапан                    |             |                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                  |          |
| 2.D.1                              | [F-0B]      | Во время работы термостата                                                                                                      | R/W                                  | 0: Нет<br>1: Да                                                                                                                                                                 |                       |                                                  |          |
| 2.D.2                              | [F-0C]      | Во время охлаждения                                                                                                             | R/W                                  | 0: Нет<br>1: Да                                                                                                                                                                 |                       |                                                  |          |
| Главная зона                       |             |                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                  |          |
| 2.E                                |             | Тип кривой M3                                                                                                                   | R/W                                  | 0: 2-точечная<br>1: Наклон-Смещение                                                                                                                                             |                       |                                                  |          |
| Дополнительная зона                |             |                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                  |          |
| 3.4                                |             | Режим уставки                                                                                                                   |                                      | 0: Фиксированный<br>1: Нагрев M3, фиксированное охлаждение<br>2: Зависимый от погоды                                                                                            |                       |                                                  |          |
| Кривая M3 нагрева                  |             |                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                  |          |
| 3.5                                | [0-00]      | Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе.    | R/W                                  | [9-05]~мин.(45, [9-06])°C, шаг: 1°C<br>25°C                                                                                                                                     |                       |                                                  |          |
| 3.5                                | [0-01]      | Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе.     | R/W                                  | [9-05]~[9-06]°C, шаг: 1°C<br>[2-0C]=0:<br>40°C<br>[2-0C]=1:<br>45°C<br>[2-0C]=2:<br>55°C                                                                                        |                       |                                                  |          |
| 3.5                                | [0-02]      | Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе.                                | R/W                                  | 10~25°C, шаг: 1°C<br>15°C                                                                                                                                                       |                       |                                                  |          |
| 3.5                                | [0-03]      | Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе.                                 | R/W                                  | -40~5°C, шаг: 1°C<br>-10°C                                                                                                                                                      |                       |                                                  |          |
| Кривая метеозависимости охлаждения |             |                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                  |          |
| 3.6                                | [0-04]      | Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W                                  | [9-07]~[9-08]°C, шаг: 1°C<br>[2-0C]=0:<br>18°C<br>[2-0C]=1:<br>5°C<br>[2-0C]=2:<br>18°C                                                                                         |                       |                                                  |          |
| 3.6                                | [0-05]      | Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе.  | R/W                                  | [9-07]~[9-08]°C, шаг: 1°C<br>22°C                                                                                                                                               |                       |                                                  |          |
| 3.6                                | [0-06]      | Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе.                             | R/W                                  | 25~43°C, шаг: 1°C<br>35°C                                                                                                                                                       |                       |                                                  |          |
| 3.6                                | [0-07]      | Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе.                              | R/W                                  | 10~25°C, шаг: 1°C<br>20°C                                                                                                                                                       |                       |                                                  |          |
| Дополнительная зона                |             |                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                  |          |
| 3.7                                | [2-0D]      | Тип источника                                                                                                                   | R/O                                  | 0: Нагрев полов<br>1: Блок фанкойла<br>2: Радиатор                                                                                                                              |                       |                                                  |          |
| Диапазон уставки                   |             |                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                  |          |
| 3.8.1                              | [9-05]      | Минимум нагрева                                                                                                                 | R/W                                  | 15~37°C, шаг: 1°C<br>25°C                                                                                                                                                       |                       |                                                  |          |
| 3.8.2                              | [9-06]      | Максимум нагрева                                                                                                                | [2-0C]#2:<br>R/W<br>[2-0C]=2:<br>R/O | [2-0C]#2:<br>[2-0C]=2:<br>37~60, шаг: 1°C<br>60°C<br>[2-0C]#2:<br>37~55°C, шаг: 1°C<br>55°C                                                                                     |                       |                                                  |          |
| 3.8.3                              | [9-07]      | Минимум охлаждения                                                                                                              | R/W                                  | 5~18°C, шаг: 1°C<br>7°C                                                                                                                                                         |                       |                                                  |          |
| 3.8.4                              | [9-08]      | Максимум охлаждения                                                                                                             | R/W                                  | 18~22°C, шаг: 1°C<br>22°C                                                                                                                                                       |                       |                                                  |          |
| Дополнительная зона                |             |                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                  |          |
| 3.A                                | [C-06]      | Тип термостата                                                                                                                  | R/W                                  | 0: Запросы MMI (включая быструю логику)<br>1: 1 контакт<br>2: 2 контакт                                                                                                         |                       |                                                  |          |
| Разность температур                |             |                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                  |          |
| 3.B.1                              | [1-0C]      | Разность температур при нагреве                                                                                                 | [2-0D]#2:<br>R/W<br>[2-0D]=2:<br>R/O | [2-0D]#2 (радиатор):<br>3~10°C, шаг: 1°C<br>5°C<br>[2-0D]=2 (радиатор):<br>8°C                                                                                                  |                       |                                                  |          |
| 3.B.2                              | [1-0E]      | Разность температур при охлаждении                                                                                              | R/W                                  | 3~10°C, шаг: 1°C<br>5°C                                                                                                                                                         |                       |                                                  |          |
| Дополнительная зона                |             |                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                  |          |
| 3.C                                |             | Тип кривой M3                                                                                                                   | R/O                                  | 0: 2-точечная<br>1: Наклон-Смещение                                                                                                                                             |                       |                                                  |          |
| Нагрев/охлаждение помещения        |             |                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                  |          |
| Рабочий диапазон                   |             |                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                  |          |
| 4.3.1                              | [4-02]      | Темп.нагр.помещ.ВЫКЛ                                                                                                            | R/W                                  | 14~35°C, шаг: 1°C<br>35°C                                                                                                                                                       |                       |                                                  |          |
| 4.3.2                              | [F-01]      | Темп.охл.помещ.ВЫКЛ                                                                                                             | R/W                                  | 10~35°C, шаг: 1°C<br>20°C                                                                                                                                                       |                       |                                                  |          |
| Нагрев/охлаждение помещения        |             |                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                 |                       |                                                  |          |
| 4.4                                | [7-02]      | Количество зон                                                                                                                  | R/W                                  | 0: Одна зона<br>1: Две зоны                                                                                                                                                     |                       |                                                  |          |
| 4.5                                | [F-0D]      | Режим работы насоса                                                                                                             | R/W                                  | 0: Непрерывный<br>1: Образец<br>2: Запрос                                                                                                                                       |                       |                                                  |          |
| 4.6                                | [E-02]      | Тип агрегата                                                                                                                    | R/W (*3)<br>R/O (*4)                 | 0: Реверсивный (*3)<br>1: Только нагрев (*4)                                                                                                                                    |                       |                                                  |          |
| 4.7                                | [9-0D]      | Ограничение скорости насоса                                                                                                     | R/W                                  | 0~8, шаг: 1<br>0: Нет ограничений<br>1~4: 90~60% скорость насоса<br>5~8: 90~60% скорость насоса при периодическом контроле<br>6: 80% скорость насоса при периодическом контроле |                       |                                                  |          |

(\*1) Резервуар 300\_(\*2) Резервуар 500\_

(\*3) \*X\*\_(\*4) \*H\*\_(\*5) \*B\*\_

(\*6) ЕКЕСВUA3V\_(\*7) ЕКЕСВUA6V\_(\*8) ЕКЕСВUA9W\_(\*9) ВУН меньше\_

(\*10) 11P\_(\*11) 16P

| Таблица местных настроек           |                            |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                   | Задано установщиком вместо значения по умолчанию |          |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| Навигация                          | Местный код                | Название настройки                                                                                            | Диапазон, шаг                | Значение по умолчанию                                                                                                                                                                                             | Дата                                             | Значение |
| <b>Нагрев/охлаждение помещения</b> |                            |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |          |
| 4.9                                | [F-00]                     | Насос за пределами диапазона                                                                                  | R/W                          | <b>0: Ограничено</b><br>1: Допустимо                                                                                                                                                                              |                                                  |          |
| 4.A                                | [D-03]                     | Повышение около 0°C                                                                                           | R/W                          | <b>0: Нет</b><br><b>1: повышение 2°C, диапазон 4°C</b><br>2: повышение 4°C, диапазон 4°C<br>3: повышение 2°C, диапазон 8°C<br>4: повышение 4°C, диапазон 8°C                                                      |                                                  |          |
| 4.B                                | [9-04]                     | Превышение                                                                                                    | R/W                          | 1~4°C, шаг: 1°C<br><b>2°C</b>                                                                                                                                                                                     |                                                  |          |
| 4.C                                | [2-06]                     | Антиобледенение                                                                                               | R/W                          | <b>0: Выключено</b><br><b>1: Включено</b>                                                                                                                                                                         |                                                  |          |
| <b>Резерв.</b>                     |                            |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |          |
| 5.2                                | [6-0A]                     | Уставка комфорта                                                                                              | R/W                          | 30~[6-0E]°C, шаг: 1°C<br><b>55°C</b>                                                                                                                                                                              |                                                  |          |
| 5.3                                | [6-0B]                     | Уставка экономии                                                                                              | R/W                          | 30~мин.(50, [6-0E])°C, шаг: 1°C<br><b>45°C</b>                                                                                                                                                                    |                                                  |          |
| 5.4                                | [6-0C]                     | Уставка повторного нагрева                                                                                    | R/W                          | 30~мин.(50, [6-0E])°C, шаг: 1°C<br><b>45°C</b>                                                                                                                                                                    |                                                  |          |
| 5.6                                | [6-0D]                     | Режим нагрева                                                                                                 | R/W                          | <b>0: Тол.повт.нагр.</b><br>3: Повторный нагрев по расписанию                                                                                                                                                     |                                                  |          |
| <b>Дезинфекция</b>                 |                            |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |          |
| 5.7.1                              | [2-01]                     | Активация                                                                                                     | R/W                          | <b>0: Нет</b><br>1: Да                                                                                                                                                                                            |                                                  |          |
| 5.7.2                              | [2-00]                     | День работы                                                                                                   | R/W                          | 0: Каждый день<br>1: Понедельник<br>2: Вторник<br>3: Среда<br>4: Четверг<br><b>5: Пятница</b><br>6: Суббота<br>7: Воскресенье                                                                                     |                                                  |          |
| 5.7.3                              | [2-02]                     | Время запуска                                                                                                 | R/W                          | 0~23 часа, шаг час 1<br><b>1</b>                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| 5.7.4                              | [2-03]                     | Уставка резервуара                                                                                            | R/W                          | 60°C<br><b>60°C</b>                                                                                                                                                                                               |                                                  |          |
| 5.7.5                              | [2-04]                     | Продолжительность                                                                                             | R/W                          | 40~60 мин, шаг: 5 мин.<br><b>40 мин.</b>                                                                                                                                                                          |                                                  |          |
| <b>Резерв.</b>                     |                            |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |          |
| 5.8                                | [6-0E]                     | Максимум                                                                                                      | R/W                          | [E-07]=4<br>40~75°C, шаг: 1°C<br><b>60°C</b>                                                                                                                                                                      |                                                  |          |
| 5.9                                | [6-00]                     | Гистерезис                                                                                                    | R/W                          | 2~40°C, шаг: 1°C<br><b>8°C</b>                                                                                                                                                                                    |                                                  |          |
| 5.A                                | [6-08]                     | Гистерезис повт. нагр.                                                                                        | R/W                          | 2~20°C, шаг: 1°C<br><b>10°C</b>                                                                                                                                                                                   |                                                  |          |
| 5.B                                |                            | Режим уставки                                                                                                 | R/W                          | <b>0: Фиксированный</b><br>1: Завис.от погоды                                                                                                                                                                     |                                                  |          |
| <b>Кривая M3</b>                   |                            |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |          |
| 5.C                                | [0-0B]                     | Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления. | R/W                          | 35~[6-0E]°C, шаг: 1°C<br><b>50°C</b>                                                                                                                                                                              |                                                  |          |
| 5.C                                | [0-0C]                     | Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления.  | R/W                          | Мин(45~[6-0E])~[6-0E]°C, шаг: 1°C<br><b>55°C</b>                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| 5.C                                | [0-0D]                     | Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления (ГВБП).                      | R/W                          | 10~25°C, шаг: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| 5.C                                | [0-0E]                     | Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления (ГВБП).                       | R/W                          | -40~5°C, шаг: 1°C<br><b>-10°C</b>                                                                                                                                                                                 |                                                  |          |
| <b>Резерв.</b>                     |                            |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |          |
| 5.D                                | [6-01]                     | Граница                                                                                                       | R/W                          | 0~10°C, шаг: 1°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                                                                    |                                                  |          |
| 5.E                                |                            | Тип кривой M3                                                                                                 | R/O                          | 0: 2-точечная<br><b>1: Наклон-Смещение</b>                                                                                                                                                                        |                                                  |          |
| <b>Пользоват. настройки</b>        |                            |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |          |
| <b>Тихий режим</b>                 |                            |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |          |
| 7.4.1                              |                            | Режим                                                                                                         | R/W                          | <b>0: ВЫКЛ.</b><br>1: Ручной<br>2: Автоматич.                                                                                                                                                                     |                                                  |          |
| 7.4.3                              |                            | Уровень                                                                                                       | R/W                          | <b>0: Тихий режим</b><br>1: Более тихий<br>2: Наиболее тихий                                                                                                                                                      |                                                  |          |
| <b>Цена электроэнергии</b>         |                            |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |          |
| 7.5.1                              |                            | Высокий                                                                                                       | R/W                          | 0,00~990/кВт·ч<br><b>1/кВт·ч</b>                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| 7.5.2                              |                            | Средняя                                                                                                       | R/W                          | 0,00~990/кВт·ч<br><b>1/кВт·ч</b>                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| 7.5.3                              |                            | Низкий                                                                                                        | R/W                          | 0,00~990/кВт·ч<br><b>1/кВт·ч</b>                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| <b>Пользоват. настройки</b>        |                            |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |          |
| 7.6                                |                            | Цена газа                                                                                                     | R/W                          | 0,00~990/кВт·ч<br>0,00~290/MBtu<br><b>1,0/кВт·ч</b>                                                                                                                                                               |                                                  |          |
| <b>Настройки установщика</b>       |                            |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |          |
| <b>Мастер конфигурирования</b>     |                            |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |          |
| <b>Система</b>                     |                            |                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |          |
| 9.1.3.2                            | [E-03]                     | Тип резервного нагревателя (БУН)                                                                              | R/O (*6, *7, *8)<br>R/W (*9) | <b>0: Без нагревателя (*9)</b><br><b>2: 3 В (*6)</b><br><b>3: 6 В (*7)</b><br><b>4: 9 В (*8)</b>                                                                                                                  |                                                  |          |
| 9.1.3.3                            | [E-05]<br>[E-06]<br>[E-07] | Гор.вода быт.потр.                                                                                            | R/O                          | <b>Блок HPSU «Встроенный»</b>                                                                                                                                                                                     |                                                  |          |
| 9.1.3.4                            | [4-06]                     | Авар.ситуация                                                                                                 | R/W                          | 0: Ручной<br>1: Автоматич.<br>2: Автоматический, уменьш. нагрев помещения/ГВБП ВКЛ.<br><b>3: Автоматический, уменьш. нагрев помещения/ГВБП ВЫКЛ.</b><br>4: Автоматический, нормальный нагрев помещения/ГВБП ВЫКЛ. |                                                  |          |

(\*1) Резервуар 300\_(\*2) Резервуар 500\_

(\*3) \*X\*\_(\*4) \*N\*\_(\*5) \*B\*\_

(\*6) ЕКЕСВUA3V\_(\*7) ЕКЕСВUA6V\_(\*8) ЕКЕСВUA9W\_(\*9) БУН меньше\_

(\*10) 11P\_(\*11) 16P

| Таблица местных настроек |             |                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                                                      | Задано установщиком вместо значения по умолчанию |          |
|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| Навигация                | Местный код | Название настройки                                                                                                           | Диапазон, шаг                | Значение по умолчанию                                                                                                                                                | Дата                                             | Значение |
| 9.1.3.5                  | [7-02]      | Количество зон                                                                                                               | R/W                          | <b>0: Одна зона</b><br>1: Две зоны                                                                                                                                   |                                                  |          |
| 9.1.3.6                  | [E-0D]      | Система, заполненная гликолем                                                                                                | R/W                          | <b>0: Нет</b><br>1: Да                                                                                                                                               |                                                  |          |
| 9.1.3.7                  | [6-02]      | Производительность вспом. нагревателя (BSH)                                                                                  | R/W                          | 0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт<br><b>0 кВт</b>                                                                                                                               |                                                  |          |
| 9.1.3.8                  | [C-02]      | Бивалентно                                                                                                                   | R/W                          | <b>0: Нет</b><br>1: Бивалентный режим с применением коллектора<br><b>2: Бивалентный режим резервуара ГВБП (*5)</b><br>3: Бивалентный режим резервуара: нагрев + ГВБП |                                                  |          |
| 9.2.4                    | [D-07]      | Солнечный                                                                                                                    | R/W                          | 0: Нет<br>1: Солн. для ГВБП<br><b>2: Солн. для ГВБП и нагрева помещения</b>                                                                                          |                                                  |          |
| └ Резервный нагреватель  |             |                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                                                      |                                                  |          |
| 9.1.4.1                  | [5-0D]      | Напряжение                                                                                                                   | R/O                          | <b>0: 230 В, 1~ (*6, *7, *9)</b><br><b>2: 400 В, 3~ (*8)</b>                                                                                                         |                                                  |          |
| 9.1.4.2                  | [4-0A]      | Конфигурирование                                                                                                             | R/W (*7, *8, *9)<br>R/O (*6) | <b>0: 1 (*6, *9)</b><br><b>1: 1/1+2 (*7, *8)</b><br>2: 1/2<br>3: 1/2 + 1/1+2 в авар. ситуации                                                                        |                                                  |          |
| 9.1.4.3                  | [6-03]      | Степень производительности 1                                                                                                 | R/W                          | 0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт<br>0 кВт<br><b>2 кВт (*7)</b><br><b>3 кВт (*6, *8, *9)</b>                                                                                    |                                                  |          |
| 9.1.4.4                  | [6-04]      | Дополнительная степень производительности 2                                                                                  | R/W (*7, *8)<br>R/O (*6, *9) | 0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт<br><b>0 кВт (*6)</b><br><b>3 кВт (*9)</b><br><b>4 кВт (*7)</b><br><b>6 кВт (*8)</b>                                                           |                                                  |          |
| └ Главная зона           |             |                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                                                      |                                                  |          |
| 9.1.5.1                  | [2-0C]      | Тип источника                                                                                                                | R/W                          | <b>0: Нагрев полов</b><br>1: Блок фанкойла<br>2: Радиатор                                                                                                            |                                                  |          |
| 9.1.5.2                  | [C-07]      | Управление                                                                                                                   | R/W                          | <b>0: Контроль LWT</b><br>1: Внеш.контр.RT<br>2: Контроль RT                                                                                                         |                                                  |          |
| 9.1.5.3                  |             | Режим уставки                                                                                                                | R/W                          | 0: Фиксированный<br>1: Нагрев M3, фиксированное охлаждение<br><b>2: Зависимый от погоды</b>                                                                          |                                                  |          |
| 9.1.5.4                  |             | Расписание                                                                                                                   | R/W                          | <b>0: Нет</b><br>1: Да                                                                                                                                               |                                                  |          |
| 9.1.5.5                  |             | Тип кривой M3                                                                                                                | R/W                          | 0: 2-точечная<br><b>1: Наклон-Смещение</b>                                                                                                                           |                                                  |          |
| 9.1.6                    | [1-00]      | Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе.                                     | R/W                          | -40~-5°C, шаг: 1°C<br><b>-10°C</b>                                                                                                                                   |                                                  |          |
| 9.1.6                    | [1-01]      | Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе.                                    | R/W                          | 10~-25°C, шаг: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                                                                                    |                                                  |          |
| 9.1.6                    | [1-02]      | Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе.         | R/W                          | [9-01]~[9-00], шаг: 1°C<br><u>[2-0C]=0:</u><br><b>40°C</b><br><u>[2-0C]=1:</u><br><b>45°C</b><br><u>[2-0C]=2:</u><br><b>55°C</b>                                     |                                                  |          |
| 9.1.6                    | [1-03]      | Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе.        | R/W                          | [9-01]~мин(45, [9-00])°C, шаг: 1°C<br><u>[2-0C]=0:</u><br><b>25°C</b><br><u>[2-0C]=1:</u><br><b>25°C</b><br><u>[2-0C]=2:</u><br><b>25°C</b>                          |                                                  |          |
| 9.1.7                    | [1-06]      | Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе.                                  | R/W                          | 10~-25°C, шаг: 1°C<br><b>20°C</b>                                                                                                                                    |                                                  |          |
| 9.1.7                    | [1-07]      | Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе.                                 | R/W                          | 25~-43°C, шаг: 1°C<br><b>35°C</b>                                                                                                                                    |                                                  |          |
| 9.1.7                    | [1-08]      | Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе.      | R/W                          | [9-03]~[9-02]°C, шаг: 1°C<br><b>22°C</b>                                                                                                                             |                                                  |          |
| 9.1.7                    | [1-09]      | Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе.     | R/W                          | [9-03]~[9-02]°C, шаг: 1°C<br><u>[2-0C]=0:</u><br><b>18°C</b><br><u>[2-0C]=1:</u><br><b>5°C</b><br><u>[2-0C]=2:</u><br><b>18°C</b>                                    |                                                  |          |
| └ Дополнительная зона    |             |                                                                                                                              |                              |                                                                                                                                                                      |                                                  |          |
| 9.1.8.1                  | [2-0D]      | Тип источника                                                                                                                | R/W                          | 0: Нагрев полов<br>1: Блок фанкойла<br><b>2: Радиатор</b>                                                                                                            |                                                  |          |
| 9.1.8.3                  |             | Режим уставки                                                                                                                | R/W                          | 0: Фиксированный<br>1: Нагрев M3, фиксированное охлаждение<br><b>2: Зависимый от погоды</b>                                                                          |                                                  |          |
| 9.1.8.4                  |             | Расписание                                                                                                                   | R/W                          | <b>0: Нет</b><br>1: Да                                                                                                                                               |                                                  |          |
| 9.1.9                    | [0-00]      | Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W                          | [9-05]~мин.(45, [9-06])°C, шаг: 1°C<br><b>25°C</b>                                                                                                                   |                                                  |          |
| 9.1.9                    | [0-01]      | Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе.  | R/W                          | [9-05]~[9-06]°C, шаг: 1°C<br><u>[2-0C]=0:</u><br><b>40°C</b><br><u>[2-0C]=1:</u><br><b>45°C</b><br><u>[2-0C]=2:</u><br><b>55°C</b>                                   |                                                  |          |
| 9.1.9                    | [0-02]      | Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе.                             | R/W                          | 10~-25°C, шаг: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                                                                                    |                                                  |          |

(\*1) Резервуар 300\_(\*2) Резервуар 500\_

(\*3) \*X\*\_(\*4) \*H\*\_(\*5) \*B\*\_

(\*6) ЕКЕСВUA3V\_(\*7) ЕКЕСВUA6V\_(\*8) ЕКЕСВUA9W\_(\*9) ВУН меньше\_

(\*10) 11P\_(\*11) 16P

| Таблица местных настроек |                            |                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                  | Задано установщиком вместо значения по умолчанию |          |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| Навигация                | Местный код                | Название настройки                                                                                                                                                                       | Диапазон, шаг                | Значение по умолчанию                                                                                                                                                                                            | Дата                                             | Значение |
| 9.1.9                    | [0-03]                     | Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе.                                                                                          | R/W                          | -40~5°C, шаг: 1°C<br><b>-10°C</b>                                                                                                                                                                                |                                                  |          |
| 9.1.A                    | [0-04]                     | Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе.                                                          | R/W                          | [9-07]~[9-08]°C, шаг: 1°C<br><b>[2-0C]=0:<br/>18°C<br/>[2-0C]=1:<br/>5°C<br/>[2-0C]=2:<br/>18°C</b>                                                                                                              |                                                  |          |
| 9.1.A                    | [0-05]                     | Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе.                                                           | R/W                          | [9-07]~[9-08]°C, шаг: 1°C<br><b>22°C</b>                                                                                                                                                                         |                                                  |          |
| 9.1.A                    | [0-06]                     | Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе.                                                                                      | R/W                          | 25~43°C, шаг: 1°C<br><b>35°C</b>                                                                                                                                                                                 |                                                  |          |
| 9.1.A                    | [0-07]                     | Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе.                                                                                       | R/W                          | 10~25°C, шаг: 1°C<br><b>20°C</b>                                                                                                                                                                                 |                                                  |          |
| Резерв.                  |                            |                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| 9.1.B.1                  | [6-0D]                     | Режим нагрева                                                                                                                                                                            | R/W                          | <b>0: Тол.повт.нагр.</b><br>3: Повторный нагрев по расписанию                                                                                                                                                    |                                                  |          |
| 9.1.B.2                  | [6-0A]                     | Уставка комфорта                                                                                                                                                                         | R/W                          | 30~[6-0E]°C, шаг: 1°C<br><b>55°C</b>                                                                                                                                                                             |                                                  |          |
| 9.1.B.3                  | [6-0B]                     | Уставка экономии                                                                                                                                                                         | R/W                          | 30~мин.(50, [6-0E])°C, шаг: 1°C<br><b>45°C</b>                                                                                                                                                                   |                                                  |          |
| 9.1.B.4                  | [6-0C]                     | Уставка повторного нагрева                                                                                                                                                               | R/W                          | 30~мин.(50, [6-0E])°C, шаг: 1°C<br><b>45°C</b>                                                                                                                                                                   |                                                  |          |
| 9.1.B.5                  | [6-08]                     | Гистерезис повт. нагр.                                                                                                                                                                   | R/W                          | 2~20°C, шаг: 1°C<br><b>10°C</b>                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| Гор.вода быт.потр.       |                            |                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| 9.2.1                    | [E-05]<br>[E-06]<br>[E-07] | Гор.вода быт.потр.                                                                                                                                                                       | R/O                          | <b>Блок HPSU «Встроенный»</b>                                                                                                                                                                                    |                                                  |          |
| 9.2.2                    | [D-02]                     | Насос горячей воды бытового потребления (ГВБП)                                                                                                                                           | R/W                          | <b>0: Отсутствует насос ГВБП</b><br>1: Быстрый нагрев воды<br>2: Дезинфекция<br>3: Циркуляц<br>4: Циркуляция и дезинфекция                                                                                       |                                                  |          |
| 9.2.4                    | [D-07]                     | Солнечный                                                                                                                                                                                | R/W                          | 0: Нет<br>1: Солн. для ГВБП<br><b>2: Солн. для ГВБП и нагрева помещения</b>                                                                                                                                      |                                                  |          |
| Резервный нагреватель    |                            |                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| 9.3.1                    | [E-03]                     | Тип резервного нагревателя (БУН)                                                                                                                                                         | R/O (*6, *7, *8)<br>R/W (*9) | <b>0: Без нагревателя (*9)</b><br><b>2: 3 В (*6)</b><br><b>3: 6 В (*7)</b><br><b>4: 9 В (*8)</b>                                                                                                                 |                                                  |          |
| 9.3.2                    | [5-0D]                     | Напряжение                                                                                                                                                                               | R/O                          | <b>0: 230 В, 1~ (*6, *7, *9)</b><br><b>2: 400 В, 3~ (*8)</b>                                                                                                                                                     |                                                  |          |
| 9.3.3                    | [4-0A]                     | Конфигурирование                                                                                                                                                                         | R/W (*7, *8, *9)<br>R/O (*6) | <b>0: 1 (*6, *9)</b><br><b>1: 1/1+2 (*7, *8)</b><br>2: 1/2<br>3: 1/2 + 1/1+2 в авар. ситуации                                                                                                                    |                                                  |          |
| 9.3.4                    | [6-03]                     | Степень производительности 1                                                                                                                                                             | R/W                          | 0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт<br>0 кВт<br><b>2 кВт (*7)</b><br><b>3 кВт (*6, *8, *9)</b>                                                                                                                                |                                                  |          |
| 9.3.5                    | [6-04]                     | Дополнительная степень производительности 2                                                                                                                                              | R/W (*7, *8)<br>R/O (*6, *9) | 0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт<br><b>0 кВт (*6)</b><br><b>3 кВт (*9)</b><br><b>4 кВт (*7)</b><br><b>6 кВт (*8)</b>                                                                                                       |                                                  |          |
| 9.3.6                    | [5-00]                     | Равновесие: отключить резервный нагреватель (или внешний резервный источник тепла в случае двухвариантной системы), если температура выше равновесной температуры для нагрева помещения? | R/W                          | 0: Нет<br><b>1: Да</b>                                                                                                                                                                                           |                                                  |          |
| 9.3.7                    | [5-01]                     | Равновесная температура                                                                                                                                                                  | R/W                          | -15~35°C, шаг: 1°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                                                                 |                                                  |          |
| 9.3.8                    | [4-00]                     | Эксплуатация                                                                                                                                                                             | R/W                          | 0: Выключено<br><b>1: Включено</b><br>2: Только ГВБП                                                                                                                                                             |                                                  |          |
| Вспомогат.нагреватель    |                            |                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| 9.4.1                    | [6-02]                     | Производительность                                                                                                                                                                       | R/W                          | 0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт<br><b>0 кВт</b>                                                                                                                                                                           |                                                  |          |
| 9.4.3                    | [8-03]                     | Таймер экономичного режима вспомогательного нагревателя                                                                                                                                  | R/W                          | 20~95 мин., шаг: 5 мин.<br><b>50 мин.</b>                                                                                                                                                                        |                                                  |          |
| 9.4.4                    | [4-03]                     | Эксплуатация                                                                                                                                                                             | R/W                          | 0: Ограничено<br>1: Допустимо<br>2: Перекрыто<br><b>3: Компрессор Выкл.</b><br>4: Только для функции предотвращения появления легионелл                                                                          |                                                  |          |
| Авар.ситуация            |                            |                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| 9.5.1                    | [4-06]                     | Авар.ситуация                                                                                                                                                                            | R/W                          | 0: Ручной<br>1: Автоматич.<br>2: Автоматический, уменьш. нагрев помещения/ГВБП ВКЛ.<br><b>3: Автоматический, уменьш. нагрев помещения/ГВБП Выкл.</b><br>4: Автоматический, нормальный нагрев помещения/ГВБП ВКЛ. |                                                  |          |
| 9.5.2                    | [7-06]                     | Принудительное отключение компрессора                                                                                                                                                    | R/W                          | <b>0: Выключено</b><br>1: Включено                                                                                                                                                                               |                                                  |          |
| Балансировка             |                            |                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| 9.6.1                    | [5-02]                     | Приоритет нагрева помещения                                                                                                                                                              | R/W                          | <b>0: Выключено</b><br>1: Включено                                                                                                                                                                               |                                                  |          |
| 9.6.2                    | [5-03]                     | Приоритетная температура                                                                                                                                                                 | R/W                          | -15~35°C, шаг: 1°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                                                                 |                                                  |          |
| 9.6.3                    | [5-04]                     | Уставка смещения BSH                                                                                                                                                                     | R/W                          | 0~20°C, шаг: 1°C<br><b>10°C</b>                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |

(\*1) Резервуар 300\_(\*2) Резервуар 500\_

(\*3) \*X\*\_(\*4) \*N\*\_(\*5) \*B\*\_

(\*6) ЕКЕСВUA3V\_(\*7) ЕКЕСВUA6V\_(\*8) ЕКЕСВUA9W\_(\*9) ВУН меньше\_

(\*10) 11P\_(\*11) 16P

| Таблица местных настроек                       |             |                                                                                                         |     |                              |                                               | Задано установщиком вместо значения по умолчанию |          |
|------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| Навигация                                      | Местный код | Название настройки                                                                                      |     | Диапазон, шаг                | Значение по умолчанию                         | Дата                                             | Значение |
| 9.6.4                                          | [8-02]      | Таймер защиты от частых включений                                                                       | R/W | 0-10 часа, шаг: 0,5 часа     | <b>0,5 часа</b>                               |                                                  |          |
| 9.6.5                                          | [8-00]      | Таймер минимального времени работы                                                                      | R/O | 0-20 мин., шаг: 1 мин.       | <b>1 мин.</b>                                 |                                                  |          |
| 9.6.6                                          | [8-01]      | Таймер максимального времени работы                                                                     | R/W | 5-95 мин., шаг: 5            | <b>30 мин.</b>                                |                                                  |          |
| 9.6.7                                          | [8-04]      | Дополнительный таймер                                                                                   | R/W | 0-95 мин., шаг: 5 мин.       | <b>95 мин.</b>                                |                                                  |          |
| Настройки установщика                          |             |                                                                                                         |     |                              |                                               |                                                  |          |
| 9.7                                            | [4-04]      | Защита от замерзания водяной трубы                                                                      | R/W | 0: Непрерывная работа насоса | <b>1: Прерывная работа насоса (*5)</b>        |                                                  |          |
|                                                |             |                                                                                                         |     |                              | <b>2: ВЫКЛ (если не *5)</b>                   |                                                  |          |
| └─ Источник электропитания по льготному тарифу |             |                                                                                                         |     |                              |                                               |                                                  |          |
| 9.8.2                                          | [D-00]      | Разрешение нагревателя                                                                                  | R/W | 0: Нет                       | <b>1: Только BSH</b>                          |                                                  |          |
|                                                |             |                                                                                                         |     |                              | 2: Только резервный нагреватель (ВУН)         |                                                  |          |
|                                                |             |                                                                                                         |     |                              | 3: Все нагреватели                            |                                                  |          |
| 9.8.3                                          | [D-05]      | Разрешение насоса                                                                                       | R/W | 0: Принудит.откл.            | <b>1: В норм.режиме</b>                       |                                                  |          |
| 9.8.4                                          | [D-01]      | Источник электропитания по льготному тарифу                                                             | R/W | 0: Нет                       | <b>1: Акт. Открыт</b>                         |                                                  |          |
|                                                |             |                                                                                                         |     |                              | 2: Акт. Закрыт                                |                                                  |          |
|                                                |             |                                                                                                         |     |                              | 3: Интеллектуальная сеть                      |                                                  |          |
| 9.8.6                                          |             | Разрешить электрические нагреватели                                                                     | R/W | 0: Нет                       | <b>1: Да</b>                                  |                                                  |          |
| 9.8.7                                          |             | Включить накопление энергии в помещении                                                                 | R/W | 0: Нет                       | <b>1: Да</b>                                  |                                                  |          |
| 9.8.8                                          |             | Предельное значение в кВт                                                                               | R/W | 0-20 кВт, шаг: 0,5 кВт       | <b>2 кВт</b>                                  |                                                  |          |
| └─ Управление потреблением энергии             |             |                                                                                                         |     |                              |                                               |                                                  |          |
| 9.9.1                                          | [4-08]      | Управление потреблением энергии                                                                         | R/W | 0: Нет ограничений           | <b>1: Непрерывный</b>                         |                                                  |          |
|                                                |             |                                                                                                         |     |                              | 2: Цифровые входы                             |                                                  |          |
|                                                |             |                                                                                                         |     |                              | 3: Контроль нагрузки                          |                                                  |          |
| 9.9.2                                          | [4-09]      | Тип                                                                                                     | R/W | 0: Ток                       | <b>1: Мощность</b>                            |                                                  |          |
| 9.9.3                                          | [5-05]      | Предел                                                                                                  | R/W | 0-50 А, шаг: 1 А             | <b>50 А</b>                                   |                                                  |          |
| 9.9.4                                          | [5-05]      | Предел 1                                                                                                | R/W | 0-50 А, шаг: 1 А             | <b>50 А</b>                                   |                                                  |          |
| 9.9.5                                          | [5-06]      | Предел 2                                                                                                | R/W | 0-50 А, шаг: 1 А             | <b>50 А</b>                                   |                                                  |          |
| 9.9.6                                          | [5-07]      | Предел 3                                                                                                | R/W | 0-50 А, шаг: 1 А             | <b>50 А</b>                                   |                                                  |          |
| 9.9.7                                          | [5-08]      | Предел 4                                                                                                | R/W | 0-50 А, шаг: 1 А             | <b>50 А</b>                                   |                                                  |          |
| 9.9.8                                          | [5-09]      | Предел                                                                                                  | R/W | 0-20 кВт, шаг: 0,5 кВт       | <b>20 кВт</b>                                 |                                                  |          |
| 9.9.9                                          | [5-09]      | Предел 1                                                                                                | R/W | 0-20 кВт, шаг: 0,5 кВт       | <b>20 кВт</b>                                 |                                                  |          |
| 9.9.A                                          | [5-0A]      | Предел 2                                                                                                | R/W | 0-20 кВт, шаг: 0,5 кВт       | <b>20 кВт</b>                                 |                                                  |          |
| 9.9.B                                          | [5-0B]      | Предел 3                                                                                                | R/W | 0-20 кВт, шаг: 0,5 кВт       | <b>20 кВт</b>                                 |                                                  |          |
| 9.9.C                                          | [5-0C]      | Предел 4                                                                                                | R/W | 0-20 кВт, шаг: 0,5 кВт       | <b>20 кВт</b>                                 |                                                  |          |
| 9.9.D                                          | [4-01]      | Приоритетный нагреватель                                                                                |     | 0: Нет                       | <b>1: BSH</b>                                 |                                                  |          |
|                                                |             |                                                                                                         |     |                              | 2: Резервный нагреватель (ВУН)                |                                                  |          |
| 9.9.F                                          | [7-07]      | Активация BBR16*                                                                                        | R/W | 0: Выключено                 | <b>1: Включено</b>                            |                                                  |          |
|                                                |             | *Настройки BBR16 видны только в том случае, если языком пользовательского интерфейса является шведский. |     |                              |                                               |                                                  |          |
| └─ Измерение энергии                           |             |                                                                                                         |     |                              |                                               |                                                  |          |
| 9.A.1                                          | [D-08]      | Электрический счетчик 1                                                                                 | R/W | 0: Нет                       | <b>1: 0,1 имп./кВт·ч</b>                      |                                                  |          |
|                                                |             |                                                                                                         |     |                              | 2: 1 имп./кВт·ч                               |                                                  |          |
|                                                |             |                                                                                                         |     |                              | 3: 10 имп./кВт·ч                              |                                                  |          |
|                                                |             |                                                                                                         |     |                              | 4: 100 имп./кВт·ч                             |                                                  |          |
|                                                |             |                                                                                                         |     |                              | 5: 1000 имп./кВт·ч                            |                                                  |          |
| 9.A.2                                          | [D-09]      | Электрический счетчик 2 / фотоэлектрический датчик                                                      | R/W | 0: Нет                       | <b>1: 0,1 имп./кВт·ч</b>                      |                                                  |          |
|                                                |             |                                                                                                         |     |                              | 2: 1 имп./кВт·ч                               |                                                  |          |
|                                                |             |                                                                                                         |     |                              | 3: 10 имп./кВт·ч                              |                                                  |          |
|                                                |             |                                                                                                         |     |                              | 4: 100 имп./кВт·ч                             |                                                  |          |
|                                                |             |                                                                                                         |     |                              | 5: 1000 имп./кВт·ч                            |                                                  |          |
|                                                |             |                                                                                                         |     |                              | 6: 100 имп./кВт·ч (фотоэлектрический датчик)  |                                                  |          |
|                                                |             |                                                                                                         |     |                              | 7: 1000 имп./кВт·ч (фотоэлектрический датчик) |                                                  |          |
|                                                |             |                                                                                                         |     |                              | 8: 1 имп./м³ (контроль газа)                  |                                                  |          |
|                                                |             |                                                                                                         |     |                              | 9: 10 имп./м³ (контроль газа)                 |                                                  |          |
|                                                |             |                                                                                                         |     |                              | 10: 100 имп./м³ (контроль газа)               |                                                  |          |
| └─ Датчики                                     |             |                                                                                                         |     |                              |                                               |                                                  |          |
| 9.B.1                                          | [C-08]      | Внешний датчик                                                                                          | R/W | 0: Нет                       | <b>1: Наружный датчик</b>                     |                                                  |          |
|                                                |             |                                                                                                         |     |                              | 2: Комнатн.датчик                             |                                                  |          |
| 9.B.2                                          | [2-0B]      | Смещение внеш. датчика окр. темп.                                                                       | R/W | -5-5°C, шаг: 0,5°C           | <b>0°C</b>                                    |                                                  |          |
| 9.B.3                                          | [1-0A]      | Усредненное время                                                                                       | R/W | 0: Нет усредненн.            | <b>1: 12 часа</b>                             |                                                  |          |
|                                                |             |                                                                                                         |     |                              | 2: 24 часа                                    |                                                  |          |
|                                                |             |                                                                                                         |     |                              | 3: 48 часа                                    |                                                  |          |
|                                                |             |                                                                                                         |     |                              | 4: 72 часа                                    |                                                  |          |
| └─ Бивалентно                                  |             |                                                                                                         |     |                              |                                               |                                                  |          |

(\*1) Резервуар 300\_(\*2) Резервуар 500\_

(\*3) \*X\_(\*4) \*H\_(\*5) \*B\_

(\*6) ЕКЕСВUA3V\_(\*7) ЕКЕСВUA6V\_(\*8) ЕКЕСВUA9W\_(\*9) ВУН меньше\_

(\*10) 11P\_(\*11) 16P

| Таблица местных настроек |             |                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                      | Задано установщиком вместо значения по умолчанию |          |
|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| Навигация                | Местный код | Название настройки                                                                                                              | Диапазон, шаг | Значение по умолчанию                                                                                                                                                | Дата                                             | Значение |
| 9.C.1                    | [C-02]      | Бивалентно                                                                                                                      | R/W           | <b>0: Нет</b><br>1: Бивалентный режим с применением коллектора<br><b>2: Бивалентный режим резервуара ГВБП (*5)</b><br>3: Бивалентный режим резервуара: нагрев + ГВБП |                                                  |          |
| 9.C.2                    | [7-05]      | эф-сть в-нагр.                                                                                                                  | R/W           | <b>0: Очень высокая</b><br>1: Высокая<br>2: Средняя<br>3: Низкая<br>4: Очень низкая                                                                                  |                                                  |          |
| 9.C.3                    | [C-03]      | Температура                                                                                                                     | R/W           | -25~25°C, шаг: 1°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                     |                                                  |          |
| 9.C.4                    | [C-04]      | Гистерезис                                                                                                                      | R/W           | 2~10°C, шаг: 1°C<br><b>3°C</b>                                                                                                                                       |                                                  |          |
| Настройки установщика    |             |                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                      |                                                  |          |
| 9.D                      | [C-09]      | Подача аварийного сигнала                                                                                                       | R/W           | <b>0: Замыкающий</b><br>1: Размыкающий                                                                                                                               |                                                  |          |
| 9.E                      | [3-00]      | Авт.перезапуск                                                                                                                  | R/W           | 0: Нет<br><b>1: Да</b>                                                                                                                                               |                                                  |          |
| 9.F                      | [E-08]      | Функция энергосбережения                                                                                                        | R/W           | 0: Выключено<br><b>1: Включено</b>                                                                                                                                   |                                                  |          |
| 9.G                      |             | Отключение функций защиты                                                                                                       | R/W           | <b>0: Нет</b><br>1: Да                                                                                                                                               |                                                  |          |
| Обзор местных настроек   |             |                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                      |                                                  |          |
| 9.I                      | [0-00]      | Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе.    | R/W           | [9-05]~мин.(45, [9-06])°C, шаг: 1°C<br><b>25°C</b>                                                                                                                   |                                                  |          |
| 9.I                      | [0-01]      | Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе.     | R/W           | [9-05]~[9-06]°C, шаг: 1°C<br><u>[2-0C]=0:</u><br><b>40°C</b><br><u>[2-0C]=1:</u><br><b>45°C</b><br><u>[2-0C]=2:</u><br><b>55°C</b>                                   |                                                  |          |
| 9.I                      | [0-02]      | Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе.                                | R/W           | 10~25°C, шаг: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                                                                                     |                                                  |          |
| 9.I                      | [0-03]      | Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева дополнительной зоны темп. воды на выходе.                                 | R/W           | -40~5°C, шаг: 1°C<br><b>-10°C</b>                                                                                                                                    |                                                  |          |
| 9.I                      | [0-04]      | Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе. | R/W           | [9-07]~[9-08]°C, шаг: 1°C<br><u>[2-0C]=0:</u><br><b>18°C</b><br><u>[2-0C]=1:</u><br><b>5°C</b><br><u>[2-0C]=2:</u><br><b>18°C</b>                                    |                                                  |          |
| 9.I                      | [0-05]      | Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе.  | R/W           | [9-07]~[9-08]°C, шаг: 1°C<br><b>22°C</b>                                                                                                                             |                                                  |          |
| 9.I                      | [0-06]      | Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе.                             | R/W           | 25~43°C, шаг: 1°C<br><b>35°C</b>                                                                                                                                     |                                                  |          |
| 9.I                      | [0-07]      | Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения дополнительной зоны темп. воды на выходе.                              | R/W           | 10~25°C, шаг: 1°C<br><b>20°C</b>                                                                                                                                     |                                                  |          |
| 9.I                      | [0-08]      | Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления.                   | R/W           | 35~[6-0E]°C, шаг: 1°C<br><b>55°C</b>                                                                                                                                 |                                                  |          |
| 9.I                      | [0-0C]      | Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления.                    | R/W           | Мин(45~[6-0E])~[6-0E]°C, шаг: 1°C<br><b>55°C</b>                                                                                                                     |                                                  |          |
| 9.I                      | [0-0D]      | Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления (ГВБП).                                        | R/W           | 10~25°C, шаг: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                                                                                     |                                                  |          |
| 9.I                      | [0-0E]      | Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости горячей воды бытового потребления (ГВБП).                                         | R/W           | -40~5°C, шаг: 1°C<br><b>-10°C</b>                                                                                                                                    |                                                  |          |
| 9.I                      | [1-00]      | Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе.                                        | R/W           | -40~5°C, шаг: 1°C<br><b>-10°C</b>                                                                                                                                    |                                                  |          |
| 9.I                      | [1-01]      | Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе.                                       | R/W           | 10~25°C, шаг: 1°C<br><b>15°C</b>                                                                                                                                     |                                                  |          |
| 9.I                      | [1-02]      | Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе.            | R/W           | [9-01]~[9-00], шаг: 1°C<br><u>[2-0C]=0:</u><br><b>40°C</b><br><u>[2-0C]=1:</u><br><b>45°C</b><br><u>[2-0C]=2:</u><br><b>55°C</b>                                     |                                                  |          |
| 9.I                      | [1-03]      | Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости нагрева главной зоны темп. воды на выходе.           | R/W           | [9-01]~мин.(45, [9-00])°C, шаг: 1°C<br><u>[2-0C]=0:</u><br><b>25°C</b><br><u>[2-0C]=1:</u><br><b>25°C</b><br><u>[2-0C]=2:</u><br><b>25°C</b>                         |                                                  |          |
| 9.I                      | [1-04]      | Охлаждение основной температурной зоны воды на выходе, обусловленное погодой.                                                   | R/W           | 0: Выключено<br><b>1: Включено</b>                                                                                                                                   |                                                  |          |
| 9.I                      | [1-05]      | Охлаждение дополнительной температурной зоны воды на выходе, обусловленное погодой.                                             | R/W           | 0: Выключено<br><b>1: Включено</b>                                                                                                                                   |                                                  |          |
| 9.I                      | [1-06]      | Низкая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе.                                     | R/W           | 10~25°C, шаг: 1°C<br><b>20°C</b>                                                                                                                                     |                                                  |          |
| 9.I                      | [1-07]      | Высокая окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе.                                    | R/W           | 25~43°C, шаг: 1°C<br><b>35°C</b>                                                                                                                                     |                                                  |          |
| 9.I                      | [1-08]      | Значение воды на выходе для низкой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе.         | R/W           | [9-03]~[9-02]°C, шаг: 1°C<br><b>22°C</b>                                                                                                                             |                                                  |          |
| 9.I                      | [1-09]      | Значение воды на выходе для высокой окр. темп. для кривой метеозависимости охлаждения главной зоны темп. воды на выходе.        | R/W           | [9-03]~[9-02]°C, шаг: 1°C<br><u>[2-0C]=0:</u><br><b>18°C</b><br><u>[2-0C]=1:</u><br><b>5°C</b><br><u>[2-0C]=2:</u><br><b>18°C</b>                                    |                                                  |          |

(\*1) Резервуар 300\_(\*2) Резервуар 500\_

(\*3) \*X\*\_(\*4) \*H\*\_(\*5) \*B\*\_

(\*6) ЕКЕСВUA3V\_(\*7) ЕКЕСВUA6V\_(\*8) ЕКЕСВUA9W\_(\*9) ВУН меньше\_

(\*10) 11P\_(\*11) 16P



| Таблица местных настроек |             |                                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                                                                                                                            | Задано установщиком вместо значения по умолчанию |          |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| Навигация                | Местный код | Название настройки                                                                                                                                        | Диапазон, шаг                        | Значение по умолчанию                                                                                                                                                                                      | Дата                                             | Значение |
| 9.I                      | [1-0A]      | Каково усредненное время наружной темп.?                                                                                                                  | R/W                                  | 0: Нет усредненн.<br>1: 12 часа<br>2: 24 часа<br>3: 48 часа<br>4: 72 часа                                                                                                                                  |                                                  |          |
| 9.I                      | [1-0B]      | Какова нужная разность темп. при нагреве для главной зоны?                                                                                                | [2-0C]#2:<br>R/W<br>[2-0C]=2:<br>R/O | 3~10°C, шаг: 1°C<br>[2-0C]#2 (радиатор):<br>5°C<br>[2-0C]=2 (радиатор):<br>10°C                                                                                                                            |                                                  |          |
| 9.I                      | [1-0C]      | Какова нужная разность темп. при нагреве для дополнительной зоны?                                                                                         | [2-0D]#2:<br>R/W<br>[2-0D]=2:<br>R/O | [2-0D]#2 (радиатор):<br>3~10°C, шаг: 1°C<br>5°C<br>[2-0D]=2 (радиатор):<br>8°C                                                                                                                             |                                                  |          |
| 9.I                      | [1-0D]      | Какова нужная разность темп. при охлаждении для главной зоны?                                                                                             | R/W                                  | 3~10°C, шаг: 1°C<br>5°C                                                                                                                                                                                    |                                                  |          |
| 9.I                      | [1-0E]      | Какова нужная разность темп. при охлаждении для дополнительной зоны?                                                                                      | R/W                                  | 3~10°C, шаг: 1°C<br>5°C                                                                                                                                                                                    |                                                  |          |
| 9.I                      | [2-00]      | Когда нужно выполнить функцию дезинфекции?                                                                                                                | R/W                                  | 0: Каждый день<br>1: Понедельник<br>2: Вторник<br>3: Среда<br>4: Четверг<br>5: Пятница<br>6: Суббота<br>7: Воскресенье                                                                                     |                                                  |          |
| 9.I                      | [2-01]      | Нужно ли выполнить функцию дезинфекции?                                                                                                                   | R/W                                  | 0: Нет<br>1: Да                                                                                                                                                                                            |                                                  |          |
| 9.I                      | [2-02]      | Когда должна начаться функция дезинфекции?                                                                                                                | R/W                                  | 0~23 часа, шаг час<br>1                                                                                                                                                                                    |                                                  |          |
| 9.I                      | [2-03]      | Какова целевая температура дезинфекции?                                                                                                                   | R/W                                  | 60°C<br>60°C                                                                                                                                                                                               |                                                  |          |
| 9.I                      | [2-04]      | Как долго должна поддерживаться температура в баке?                                                                                                       | R/W                                  | 40~60 мин, шаг: 5 мин.<br>40 мин.                                                                                                                                                                          |                                                  |          |
| 9.I                      | [2-05]      | Температура антиобледенения воздуха в помещении                                                                                                           | R/W                                  | 4~16°C, шаг: 1°C<br>8°C                                                                                                                                                                                    |                                                  |          |
| 9.I                      | [2-06]      | Защита помещ.от замораж.                                                                                                                                  | R/W                                  | 0: Выключено<br>1: Включено                                                                                                                                                                                |                                                  |          |
| 9.I                      | [2-09]      | Отрегулировать смещение измеренной темп.в помещении                                                                                                       | R/W                                  | -5~5°C, шаг: 0,5°C<br>0°C                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| 9.I                      | [2-0A]      | Отрегулировать смещение измеренной темп.в помещении                                                                                                       | R/W                                  | -5~5°C, шаг: 0,5°C<br>0°C                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| 9.I                      | [2-0B]      | Каково необходимое смещение измеренной наружной темп.?                                                                                                    | R/W                                  | -5~5°C, шаг: 0,5°C<br>0°C                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| 9.I                      | [2-0C]      | Какой тип источника подключен к главной зоне LWT?                                                                                                         | R/W                                  | 0: Нагрев полов<br>1: Блок фанкойла<br>2: Радиатор                                                                                                                                                         |                                                  |          |
| 9.I                      | [2-0D]      | Какой тип источника подключен к дополнительной зоне LWT?                                                                                                  | R/W                                  | 0: Нагрев полов<br>1: Блок фанкойла<br>2: Радиатор                                                                                                                                                         |                                                  |          |
| 9.I                      | [2-0E]      | Каков максимально допустимый ток через тепловой насос?                                                                                                    | R/W                                  | 20~50 A, шаг: 1 A<br>50 A                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| 9.I                      | [3-00]      | Разрешен ли автозапуск агрегата?                                                                                                                          | R/W                                  | 0: Нет<br>1: Да                                                                                                                                                                                            |                                                  |          |
| 9.I                      | [3-01]      | --                                                                                                                                                        | R/W                                  | 0                                                                                                                                                                                                          |                                                  |          |
| 9.I                      | [3-02]      | --                                                                                                                                                        | R/W                                  | 1                                                                                                                                                                                                          |                                                  |          |
| 9.I                      | [3-03]      | --                                                                                                                                                        | R/W                                  | 4                                                                                                                                                                                                          |                                                  |          |
| 9.I                      | [3-04]      | --                                                                                                                                                        | R/W                                  | 2                                                                                                                                                                                                          |                                                  |          |
| 9.I                      | [3-05]      | --                                                                                                                                                        | R/W                                  | 1                                                                                                                                                                                                          |                                                  |          |
| 9.I                      | [3-06]      | Какова максимальная нужная комнатная темп.при нагреве?                                                                                                    | R/W                                  | 18~30°C, шаг: 1°C<br>30°C                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| 9.I                      | [3-07]      | Какова минимальная нужная комнатная темп.при нагреве?                                                                                                     | R/W                                  | 12~18°C, шаг: 1°C<br>12°C                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| 9.I                      | [3-08]      | Какова максимальная нужная комнатная темп.при охлаждении?                                                                                                 | R/W                                  | 25~35°C, шаг: 1°C<br>35°C                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| 9.I                      | [3-09]      | Какова минимальная нужная комнатная темп.при охлаждении?                                                                                                  | R/W                                  | 15~25°C, шаг: 1°C<br>15°C                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| 9.I                      | [3-0A]      | Какова модель насоса?                                                                                                                                     | R/O                                  | 0: Модель насоса 0 (*10)<br>1: Модель насоса 1 (*11)                                                                                                                                                       |                                                  |          |
| 9.I                      | [3-0D]      | Если установлен комплект для двух зон, каково состояние функции предотвращения закупоривания для насоса(-ов) комплекта и смесительного клапана комплекта? | R/W                                  | 0: Выключено<br>1: Включено                                                                                                                                                                                |                                                  |          |
| 9.I                      | [4-00]      | Каков режим работы ВУН?                                                                                                                                   | R/W                                  | 0: Выключено<br>1: Включено<br>2: Только ГВБП                                                                                                                                                              |                                                  |          |
| 9.I                      | [4-01]      | Какой электронагреватель имеет приоритет?                                                                                                                 | R/W                                  | 0: Нет<br>1: BSH<br>2: Резервный нагреватель (ВУН)                                                                                                                                                         |                                                  |          |
| 9.I                      | [4-02]      | Ниже какой наружной темп. допускается нагрев?                                                                                                             | R/W                                  | 14~35°C, шаг: 1°C<br>35°C                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| 9.I                      | [4-03]      | Разрешение на работу вспомогательного нагревателя.                                                                                                        | R/W                                  | 0: Ограничено<br>1: Допустимо<br>2: Перекрытие<br>3: Компрессор ВЫКЛ.<br>4: Только для функции предотвращения появления легионелл                                                                          |                                                  |          |
| 9.I                      | [4-04]      | Защита от замерзания водяной трубы                                                                                                                        | R/W                                  | 0: Непрерывная работа насоса<br>1: Прерывная работа насоса (*5)<br>2: ВЫКЛ (если не *5)<br>0                                                                                                               |                                                  |          |
| 9.I                      | [4-05]      | --                                                                                                                                                        |                                      |                                                                                                                                                                                                            |                                                  |          |
| 9.I                      | [4-06]      | Авар.ситуация                                                                                                                                             | R/W                                  | 0: Ручной<br>1: Автоматич.<br>2: Автоматический, уменьш. нагрев помещения/ГВБП ВКЛ.<br>3: Автоматический, уменьш. нагрев помещения/ГВБП ВЫКЛ.<br>4: Автоматический, нормальный нагрев помещения/ГВБП ВЫКЛ. |                                                  |          |

(\*1) Резервуар 300\_(\*2) Резервуар 500\_

(\*3) \*X\*\_(\*4) \*H\*\_(\*5) \*B\*\_

(\*6) ЕКЕСВUA3V\_(\*7) ЕКЕСВUA6V\_(\*8) ЕКЕСВUA9W\_(\*9) ВУН меньше\_

(\*10) 11P\_(\*11) 16P

| Таблица местных настроек |             |                                                                                                                                                                                          |                              | Задано установщиком вместо значения по умолчанию                                              |      |
|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Навигация                | Местный код | Название настройки                                                                                                                                                                       | Диапазон, шаг                | Значение по умолчанию                                                                         | Дата |
| 9.I                      | [4-07]      | --                                                                                                                                                                                       |                              | <b>3</b>                                                                                      |      |
| 9.I                      | [4-08]      | Какой режим ограничения мощности необх.в системе?                                                                                                                                        | R/W                          | <b>0: Нет ограничений</b><br>1: Непрерывный<br>2: Цифровые входы<br>3: Контроль нагрузки      |      |
| 9.I                      | [4-09]      | Какой режим ограничения мощности необходим?                                                                                                                                              | R/W                          | <b>0: Ток</b><br><b>1: Мощность</b>                                                           |      |
| 9.I                      | [4-0A]      | Конфигурация резервного нагревателя                                                                                                                                                      | R/W (*7, *8, *9)<br>R/O (*6) | <b>0: 1 (*6, *9)</b><br><b>1: 1/1+2 (*7, *8)</b><br>2: 1/2<br>3: 1/2 + 1/1+2 в авар. ситуации |      |
| 9.I                      | [4-0B]      | Гистерезис автоматического переключения нагрева/охлаждения.                                                                                                                              | R/W                          | 1~10°C, шаг: 0,5°C<br><b>1°C</b>                                                              |      |
| 9.I                      | [4-0D]      | Коррекция автоматического переключения нагрева/охлаждения.                                                                                                                               | R/W                          | 1~10°C, шаг: 0,5°C<br><b>3°C</b>                                                              |      |
| 9.I                      | [4-0E]      | --                                                                                                                                                                                       |                              | <b>6</b>                                                                                      |      |
| 9.I                      | [5-00]      | Равновесие: отключить резервный нагреватель (или внешний резервный источник тепла в случае двухвариантной системы), если температура выше равновесной температуры для нагрева помещения? | R/W                          | <b>0: Нет</b><br><b>1: Да</b>                                                                 |      |
| 9.I                      | [5-01]      | Какова равновесная температура в здании?                                                                                                                                                 | R/W                          | -15~35°C, шаг: 1°C<br><b>0°C</b>                                                              |      |
| 9.I                      | [5-02]      | Приоритет нагрева помещения.                                                                                                                                                             | R/W                          | <b>0: Выключено</b><br>1: Включено                                                            |      |
| 9.I                      | [5-03]      | Температура приоритета нагрева помещения.                                                                                                                                                | R/W                          | -15~35°C, шаг: 1°C<br><b>0°C</b>                                                              |      |
| 9.I                      | [5-04]      | Коррекция заданной температуры воды бытового потребления.                                                                                                                                | R/W                          | 0~20°C, шаг: 1°C<br><b>10°C</b>                                                               |      |
| 9.I                      | [5-05]      | Каков запрошенный лимит для DI1?                                                                                                                                                         | R/W                          | 0~50 A, шаг: 1 A<br><b>50 A</b>                                                               |      |
| 9.I                      | [5-06]      | Каков запрошенный лимит для DI2?                                                                                                                                                         | R/W                          | 0~50 A, шаг: 1 A<br><b>50 A</b>                                                               |      |
| 9.I                      | [5-07]      | Каков запрошенный лимит для DI3?                                                                                                                                                         | R/W                          | 0~50 A, шаг: 1 A<br><b>50 A</b>                                                               |      |
| 9.I                      | [5-08]      | Каков запрошенный лимит для DI4?                                                                                                                                                         | R/W                          | 0~50 A, шаг: 1 A<br><b>50 A</b>                                                               |      |
| 9.I                      | [5-09]      | Каков запрошенный лимит для DI1?                                                                                                                                                         | R/W                          | 0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт<br><b>20 кВт</b>                                                       |      |
| 9.I                      | [5-0A]      | Каков запрошенный лимит для DI2?                                                                                                                                                         | R/W                          | 0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт<br><b>20 кВт</b>                                                       |      |
| 9.I                      | [5-0B]      | Каков запрошенный лимит для DI3?                                                                                                                                                         | R/W                          | 0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт<br><b>20 кВт</b>                                                       |      |
| 9.I                      | [5-0C]      | Каков запрошенный лимит для DI4?                                                                                                                                                         | R/W                          | 0~20 кВт, шаг: 0,5 кВт<br><b>20 кВт</b>                                                       |      |
| 9.I                      | [5-0D]      | Напряжение резервного нагревателя                                                                                                                                                        | R/O                          | <b>0: 230 В, 1~ (*6, *7, *9)</b><br><b>2: 400 В, 3~ (*8)</b>                                  |      |
| 9.I                      | [5-0E]      | --                                                                                                                                                                                       |                              | <b>1</b>                                                                                      |      |
| 9.I                      | [6-00]      | Разница температур, определяющая температуру ВКЛЮЧЕНИЯ теплового насоса.                                                                                                                 | R/W                          | 2~40°C, шаг: 1°C<br><b>8°C</b>                                                                |      |
| 9.I                      | [6-01]      | Разница температур, определяющая температуру ВЫКЛЮЧЕНИЯ теплового насоса.                                                                                                                | R/W                          | 0~10°C, шаг: 1°C<br><b>0°C</b>                                                                |      |
| 9.I                      | [6-02]      | Какова мощность вспомогательного нагревателя?                                                                                                                                            | R/W                          | 0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт<br><b>0 кВт</b>                                                        |      |
| 9.I                      | [6-03]      | Какова мощность резервн.нагревателя шаг 1?                                                                                                                                               | R/W                          | 0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт<br>0 кВт<br><b>2 кВт (*7)</b><br><b>3 кВт (*6, *8, *9)</b>             |      |

(\*1) Резервуар 300\_(\*2) Резервуар 500\_

(\*3) \*X\*\_(\*4) \*H\*\_(\*5) \*B\*\_

(\*6) ЕКЕСВUA3V\_(\*7) ЕКЕСВUA6V\_(\*8) ЕКЕСВUA9W\_(\*9) ВУН меньше\_

(\*10) 11P\_(\*11) 16P

| Таблица местных настроек |             |                                                                                                                                |                                      |                                                                                |                                                                              | Задано установщиком вместо значения по умолчанию |          |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| Навигация                | Местный код | Название настройки                                                                                                             |                                      | Диапазон, шаг                                                                  | Значение по умолчанию                                                        | Дата                                             | Значение |
| 9.I                      | [6-04]      | Какова мощность резервн.нагревателя шаг 2?                                                                                     | R/W (*7, *8)<br>R/O (*6, *9)         | 0~10 кВт, шаг: 0,2 кВт                                                         | 0 кВт (*6)<br>3 кВт (*9)<br>4 кВт (*7)<br>6 кВт (*8)                         |                                                  |          |
| 9.I                      | [6-07]      | --                                                                                                                             |                                      |                                                                                | 0                                                                            |                                                  |          |
| 9.I                      | [6-08]      | Какой гистерезис используется в режиме повт.нагрева?                                                                           | R/W                                  | 2~20°C, шаг: 1°C                                                               | 10°C                                                                         |                                                  |          |
| 9.I                      | [6-09]      | --мощность ленточного нагревателя                                                                                              |                                      |                                                                                | 0                                                                            |                                                  |          |
| 9.I                      | [6-0A]      | Какова нужная удобная температура хранения?                                                                                    | R/W                                  | 30~[6-0E]°C, шаг: 1°C                                                          | 55°C                                                                         |                                                  |          |
| 9.I                      | [6-0B]      | Какова нужная экологичная температура хранения?                                                                                | R/W                                  | 30~мин.(50, [6-0E])°C, шаг: 1°C                                                | 45°C                                                                         |                                                  |          |
| 9.I                      | [6-0C]      | Какова нужная температура повторного нагрева?                                                                                  | R/W                                  | 30~мин.(50, [6-0E])°C, шаг: 1°C                                                | 45°C                                                                         |                                                  |          |
| 9.I                      | [6-0D]      | Каков нужный режим установки производства ГВБП?                                                                                | R/W                                  |                                                                                | 0: Тол.повт.нагр.<br>3: Повторный нагрев по расписанию                       |                                                  |          |
| 9.I                      | [6-0E]      | Какова макс.уставка температуры?                                                                                               | R/W                                  | E-07 = 4<br>40~ 75°C, шаг: 1°C                                                 | 60°C                                                                         |                                                  |          |
| 9.I                      | [7-00]      | Температура отклонения вспомогательного нагревателя горячей воды бытового потребления.                                         | R/W                                  | 0~4°C, шаг: 1°C                                                                | 0°C                                                                          |                                                  |          |
| 9.I                      | [7-01]      | Гистерезис вспомогательного нагревателя горячей воды бытового потребления.                                                     | R/W                                  | 2~40°C, шаг: 1°C                                                               | 2°C                                                                          |                                                  |          |
| 9.I                      | [7-02]      | Сколько зон темп.воды на выходе?                                                                                               | R/W                                  |                                                                                | 0: 1 зона LWT<br>1: 2 зоны LWT                                               |                                                  |          |
| 9.I                      | [7-03]      | --                                                                                                                             |                                      |                                                                                | 2,5                                                                          |                                                  |          |
| 9.I                      | [7-04]      | --                                                                                                                             |                                      |                                                                                | 0                                                                            |                                                  |          |
| 9.I                      | [7-05]      | эф-сть в-нагр.                                                                                                                 | R/W                                  |                                                                                | 0: Очень высокая<br>1: Высокая<br>2: Средняя<br>3: Низкая<br>4: Очень низкая |                                                  |          |
| 9.I                      | [7-06]      | Принудительное отключение компрессора                                                                                          | R/W                                  |                                                                                | 0: Выключено<br>1: Включено                                                  |                                                  |          |
| 9.I                      | [7-07]      | Активация BBR16*<br>*Настройки BBR16 видны только в том случае, если языком пользовательского интерфейса является шведский.    | R/W                                  |                                                                                | 0: Выключено<br>1: Включено                                                  |                                                  |          |
| 9.I                      | [7-08]      | Расслоение ГВБП                                                                                                                | R/W                                  |                                                                                | 0: Выключено (*2)<br>1: Включено (*1)                                        |                                                  |          |
| 9.I                      | [7-09]      | --                                                                                                                             |                                      |                                                                                | 20                                                                           |                                                  |          |
| 9.I                      | [7-0A]      | Нерегулируемый насос дополнительной зоны с ШИМ-управлением, если установлен комплект для двух зон.                             | R/W                                  | 20~95%, шаг: 5%                                                                | 95%                                                                          |                                                  |          |
| 9.I                      | [7-0B]      | Нерегулируемый насос главной зоны с ШИМ-управлением, если установлен комплект для двух зон.                                    | R/W                                  | 20~95%, шаг: 5%                                                                | 95%                                                                          |                                                  |          |
| 9.I                      | [7-0C]      | Время, необходимое смесительному клапану для поворота с одной стороны на другую, если установлен комплект для двух зон.        | R/W                                  | 20~300 сек, шаг 5 сек                                                          | 125 секунд                                                                   |                                                  |          |
| 9.I                      | [7-0D]      | Значение гистерезиса, используемое для управления бивалентной работой резервуара, если он поддерживает режим нагрева помещения | R/W                                  | 2~20, шаг 0,5°C                                                                | 4 °C                                                                         |                                                  |          |
| 9.I                      | [7-0E]      | Смещение уставки, чтобы определить, когда уровень в резервуаре достаточно высок для перехода в сверхнормативное состояние      | R/W                                  | 2~22, шаг 0,5°C                                                                | 7 °C                                                                         |                                                  |          |
| 9.I                      | [8-00]      | Минимальное время работы для действия горячей воды бытового потребления.                                                       | R/O                                  | 0~20 мин., шаг: 1 мин.                                                         | 1 мин.                                                                       |                                                  |          |
| 9.I                      | [8-01]      | Максимальное время работы для действия горячей воды бытового потребления.                                                      | R/W                                  | 5~95 мин., шаг: 5                                                              | 30 мин.                                                                      |                                                  |          |
| 9.I                      | [8-02]      | Время защиты от частых включений.                                                                                              | R/W                                  | 0~10 часа, шаг: 0,5 часа                                                       | 0,5 часа                                                                     |                                                  |          |
| 9.I                      | [8-03]      | Время задержки вспомогательного нагревателя.                                                                                   | R/W                                  | 20~95 мин., шаг: 5 мин.                                                        | 50 мин.                                                                      |                                                  |          |
| 9.I                      | [8-04]      | Дополнительное время для максимального времени работы.                                                                         | R/W                                  | 0~95 мин., шаг: 5 мин.                                                         | 95 мин.                                                                      |                                                  |          |
| 9.I                      | [8-05]      | Разрешить модуляцию LWT для контроля помещения?                                                                                | R/W                                  |                                                                                | 0: Нет<br>1: Да                                                              |                                                  |          |
| 9.I                      | [8-06]      | Максимальная модуляция температуры воды на выходе.                                                                             | R/W                                  | 0~10°C, шаг: 1°C                                                               | 5°C                                                                          |                                                  |          |
| 9.I                      | [8-07]      | Какова нужная комфортная основная LWT при охлаждении?                                                                          | R/W                                  | [9-03]~[9-02], шаг: 1°C                                                        | 18°C                                                                         |                                                  |          |
| 9.I                      | [8-08]      | Какова нужная экологичная основная LWT при охлаждении?                                                                         | R/W                                  | [9-03]~[9-02], шаг: 1°C                                                        | 20°C                                                                         |                                                  |          |
| 9.I                      | [8-09]      | Какова нужная комфортная основная LWT при нагреве?                                                                             | R/W                                  | [9-01]~[9-00], шаг: 1°C                                                        | 35°C                                                                         |                                                  |          |
| 9.I                      | [8-0A]      | Какова нужная экологичная основная LWT при нагреве?                                                                            | R/W                                  | [9-01]~[9-00], шаг: 1°C                                                        | 33°C                                                                         |                                                  |          |
| 9.I                      | [8-0B]      | --                                                                                                                             |                                      |                                                                                | 13                                                                           |                                                  |          |
| 9.I                      | [8-0C]      | --                                                                                                                             |                                      |                                                                                | 10                                                                           |                                                  |          |
| 9.I                      | [8-0D]      | --                                                                                                                             |                                      |                                                                                | 16                                                                           |                                                  |          |
| 9.I                      | [9-00]      | Какова максимальная нужная LWT для главн.зоны при нагреве?                                                                     | [2-0C]≠2:<br>R/W<br>[2-0C]=2:<br>R/O | [2-0C]≠2:<br>37~60, шаг: 1°C<br>60°C<br>[2-0C]≠2:<br>37~55°C, шаг: 1°C<br>55°C |                                                                              |                                                  |          |
| 9.I                      | [9-01]      | Какова минимальная нужная LWT для главн.зоны при нагреве?                                                                      | R/W                                  | 15~37°C, шаг: 1°C                                                              | 25°C                                                                         |                                                  |          |
| 9.I                      | [9-02]      | Какова максимальная нужная LWT для главн.зоны при охладж.?                                                                     | R/W                                  | 18~22°C, шаг: 1°C                                                              | 22°C                                                                         |                                                  |          |
| 9.I                      | [9-03]      | Какова минимальная нужная LWT для главн.зоны при охладж.?                                                                      | R/W                                  | 5~18°C, шаг: 1°C                                                               | 7°C                                                                          |                                                  |          |
| 9.I                      | [9-04]      | Температура отклонения температуры воды на выходе.                                                                             | R/W                                  | 1~4°C, шаг: 1°C                                                                | 2°C                                                                          |                                                  |          |
| 9.I                      | [9-05]      | Какова минимальная нужная LWT для доп.зоны при нагреве?                                                                        | R/W                                  | 15~37°C, шаг: 1°C                                                              | 25°C                                                                         |                                                  |          |
| 9.I                      | [9-06]      | Какова максимальная нужная LWT для доп.зоны при нагреве?                                                                       | [2-0C]≠2:<br>R/W<br>[2-0C]=2:<br>R/O | [2-0C]≠2:<br>37~60, шаг: 1°C<br>60°C<br>[2-0C]≠2:<br>37~55°C, шаг: 1°C<br>55°C |                                                                              |                                                  |          |

(\*1) Резервуар 300\_(\*2) Резервуар 500\_

(\*3) \*X\*\_(\*4) \*H\*\_(\*5) \*B\*\_

(\*6) ЕКЕСВUA3V\_(\*7) ЕКЕСВUA6V\_(\*8) ЕКЕСВUA9W\_(\*9) ВУН меньше\_

(\*10) 11P\_(\*11) 16P

| Таблица местных настроек |             |                                                                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Задано установщиком вместо значения по умолчанию |          |
|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| Навигация                | Местный код | Название настройки                                                                                                                                            |     | Диапазон, шаг<br>Значение по умолчанию                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Дата                                             | Значение |
| 9.I                      | [9-07]      | Какова минимальная нужная LWT для доп.зоны при охлажд.?                                                                                                       | R/W | 5-18°C, шаг: 1°C<br><b>7°C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |          |
| 9.I                      | [9-08]      | Какова максимальная нужная LWT для доп.зоны при охлажд.?                                                                                                      | R/W | 18-22°C, шаг: 1°C<br><b>22°C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |          |
| 9.I                      | [9-09]      | Каково допустимое отклонение температуры воды на выходе (LWT) при запуске охлаждения?                                                                         | R/W | 1-18°C, шаг: 1°C<br><b>18°C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |          |
| 9.I                      | [9-0A]      | Какова промежуточная температура в помещении при нагреве?                                                                                                     | R/W | [3-07]~[3-06]°C, шаг: 0,5°C<br><b>23°C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |          |
| 9.I                      | [9-0B]      | Какова промежуточная температура в помещении при охлаждении?                                                                                                  | R/W | [3-09]~[3-08]°C, шаг: 0,5°C<br><b>23°C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |          |
| 9.I                      | [9-0C]      | Гистерезис температуры в помещении.                                                                                                                           | R/W | 1-6°C, шаг: 0,5°C<br><b>1 °C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |          |
| 9.I                      | [9-0D]      | Ограничение скорости насоса                                                                                                                                   | R/W | 0-8, шаг: 1<br>0: Нет ограничений<br>1-4: 90-60% скорость насоса<br>5-8: 90-60% скорость насоса при периодическом контроле<br><b>6: 80% скорость насоса при периодическом контроле</b>                                                                                                                                    |                                                  |          |
| 9.I                      | [9-0E]      | --                                                                                                                                                            |     | <b>6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| 9.I                      | [C-00]      | Приоритет нагрева воды для бытового потребления.                                                                                                              | R/W | 0: Приоритет солнечных батарей<br><b>1: Приоритет теплового насоса</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |          |
| 9.I                      | [C-01]      | --                                                                                                                                                            |     | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| 9.I                      | [C-02]      | Подключ.ли внеш.источник резервного нагревателя?                                                                                                              | R/W | <b>0: Нет</b><br>1: Бивалентный режим с применением коллектора<br><b>2: Бивалентный режим резервуара ГВБП (*5)</b><br>3: Бивалентный режим резервуара: нагрев + ГВБП                                                                                                                                                      |                                                  |          |
| 9.I                      | [C-03]      | Температура активации функции двухвариантной работы.                                                                                                          | R/W | -25-25°C, шаг: 1°C<br><b>0°C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |          |
| 9.I                      | [C-04]      | Температура гистерезиса функции двухвариантной работы.                                                                                                        | R/W | 2-10°C, шаг: 1°C<br><b>3°C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |          |
| 9.I                      | [C-05]      | Каков тип контакта запроса термостата в главной зоне?                                                                                                         | R/W | 0:-<br>1: 1 контакт<br><b>2: 2 контакт</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |          |
| 9.I                      | [C-06]      | Каков тип контакта запроса термостата в дополн.зоне?                                                                                                          | R/W | 0: Запросы MMI (включая быструю логику)<br>1: 1 контакт<br><b>2: 2 контакт</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |          |
| 9.I                      | [C-07]      | Каково управление агрегатом при работе в помещении?                                                                                                           | R/W | <b>0: Контроль LWT</b><br>1: Внesh.контр.RT<br>2: Контроль RT                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |          |
| 9.I                      | [C-08]      | Какой тип внешнего датчика установлен?                                                                                                                        | R/W | <b>0: Нет</b><br>1: Наружный датчик<br>2: Комнатн.датчик                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| 9.I                      | [C-09]      | Какой требуется тип внешн. контакта сигнализации?                                                                                                             | R/W | <b>0: Замыкающий</b><br>1: Размыкающий                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |          |
| 9.I                      | [C-0A]      | --                                                                                                                                                            |     | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| 9.I                      | [C-0B]      | --                                                                                                                                                            |     | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| 9.I                      | [C-0C]      | --                                                                                                                                                            |     | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| 9.I                      | [C-0D]      | --                                                                                                                                                            |     | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| 9.I                      | [C-0E]      | --                                                                                                                                                            |     | <b>0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| 9.I                      | [D-00]      | Какие нагреватели разрешены при откл.предп.энер/сб.ист.пит?                                                                                                   | R/W | <b>0: Нет</b><br>1: Только BSH<br>2: Только резервный нагреватель (БУН)<br>3: Все нагреватели                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |          |
| 9.I                      | [D-01]      | Контактный тип предпочтит. энергосбережения установки PS?                                                                                                     | R/W | <b>0: Нет</b><br>1: Акт. Открыт<br>2: Акт. Закрыт<br>3: Интеллектуальная сеть                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |          |
| 9.I                      | [D-02]      | Какого типа установлен насос горячей воды бытового потребления?                                                                                               | R/W | <b>0: Отсутствует насос ГВБП</b><br>1: Быстрый нагрев воды<br>2: Дезинфекция<br>3: Циркуляц<br>4: Циркуляция и дезинфекция                                                                                                                                                                                                |                                                  |          |
| 9.I                      | [D-03]      | Компенсация температуры воды на выходе около 0°C.                                                                                                             | R/W | 0: Нет<br><b>1: повышение 2°C, диапазон 4°C</b><br>2: повышение 4°C, диапазон 4°C<br>3: повышение 2°C, диапазон 8°C<br>4: повышение 4°C, диапазон 8°C                                                                                                                                                                     |                                                  |          |
| 9.I                      | [D-04]      | Подключ.ли печ.плата запросов?                                                                                                                                | R/W | <b>0: Нет</b><br>1: Упр.потр.энерг.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |          |
| 9.I                      | [D-05]      | Может ли работать насос при откл.предп.энер/сб.ист.пит?                                                                                                       | R/W | 0: Принудит.откл.<br><b>1: В норм.режиме</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |          |
| 9.I                      | [D-07]      | Подключен ли солнечн.комплект?                                                                                                                                | R/W | 0: Нет<br>1: Солн. для ГВБП<br><b>2: Солн. для ГВБП и нагрева помещения</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |          |
| 9.I                      | [D-08]      | Использ.ли внешн.изм.мощн. для измерения мощности?                                                                                                            | R/W | <b>0: Нет</b><br>1: 0,1 имп./кВт·ч<br>2: 1 имп./кВт·ч<br>3: 10 имп./кВт·ч<br>4: 100 имп./кВт·ч<br>5: 1000 имп./кВт·ч                                                                                                                                                                                                      |                                                  |          |
| 9.I                      | [D-09]      | Использ.ли внешн.изм.мощн. для измерения мощности? Используется ли измеритель мощности для интеллектуальной сети или газовый счетчик для гибридного агрегата? | R/W | <b>0: Нет</b><br>1: 0,1 имп./кВт·ч<br>2: 1 имп./кВт·ч<br>3: 10 имп./кВт·ч<br>4: 100 имп./кВт·ч<br>5: 1000 имп./кВт·ч<br>6: 100 имп./кВт·ч (фотоэлектрический датчик)<br>7: 1000 имп./кВт·ч (фотоэлектрический датчик)<br>8: 1 имп./м³ (контроль газа)<br>9: 10 имп./м³ (контроль газа)<br>10: 100 имп./м³ (контроль газа) |                                                  |          |

(\*1) Резервуар 300\_(\*2) Резервуар 500\_

(\*3) \*X\*\_(\*4) \*N\*\_(\*5) \*B\*\_

(\*6) ЕКЕСВUA3V\_(\*7) ЕКЕСВUA6V\_(\*8) ЕКЕСВUA9W\_(\*9) БУН меньше\_

(\*10) 11P\_(\*11) 16P

| Таблица местных настроек         |             |                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Задано установщиком вместо значения по умолчанию |          |
|----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|
| Навигация                        | Местный код | Название настройки                                            | Диапазон, шаг                | Значение по умолчанию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Дата                                             | Значение |
| 9.I                              | [D-0A]      | --                                                            |                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |          |
| 9.I                              | [D-0B]      | --                                                            |                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |          |
| 9.I                              | [D-0C]      | --                                                            |                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |          |
| 9.I                              | [D-0D]      | --                                                            |                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |          |
| 9.I                              | [D-0E]      | --                                                            |                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |          |
| 9.I                              | [E-00]      | Какой тип агрегата установлен?                                | R/O                          | 0-5<br>0: LT раздельно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |          |
| 9.I                              | [E-01]      | Какой тип компрессора установлен?                             | R/O                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |          |
| 9.I                              | [E-02]      | Какое ПО внутреннего агрегата?                                | R/W (*3)<br>R/O (*4)         | 0: Реверсивный (*3)<br>1: Только нагрев (*4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |          |
| 9.I                              | [E-03]      | Какое число шагов вспомогательного нагревателя?               | R/O (*6, *7, *8)<br>R/W (*9) | 0: Без нагревателя (*9)<br>1: Внешний нагреватель<br>2: 3 В (*6)<br>3: 6 В (*7)<br>4: 9 Вт (*8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |          |
| 9.I                              | [E-04]      | Есть ли в наружном агрегате экономия энергии?                 | R/O                          | 0: Нет<br>1: Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |          |
| 9.I                              | [E-05]      | Можно ли использовать систему для горячего водоснабжения?     | R/O                          | 0: Нет<br>1: Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |          |
| 9.I                              | [E-06]      | --                                                            |                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |          |
| 9.I                              | [E-07]      | Какого типа установлен бак горячей воды бытового потребления? | R/W                          | 0-8<br>0: Резервуар OSO 150/180<br>1: Переключатель потока (FS) с резервным нагревателем (BUN)<br>2: Переключатель потока (FS) со вспомогательным нагревателем (BSH)<br>3: Резервуар OSO 200/250/300<br>4: Rotex без вспом. нагревателя BSH (гибридн.)<br>5: Rotex со вспом. нагревателем (BSH)<br>6: Резервуар стороннего производителя для гибридн.<br>7: Резервуар стороннего производителя, змеевик ≥ 1,05 м²<br>8: Резервуар стороннего производителя, змеевик ≥ 1,8 м² |                                                  |          |
| 9.I                              | [E-08]      | Функция энергосбережения для наружного блока.                 | R/W                          | 0: Выключено<br>1: Включено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| 9.I                              | [E-09]      | --                                                            |                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |          |
| 9.I                              | [E-0A]      | Объем резервуара                                              | R/O                          | 30 (*1)<br>50 (*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |          |
| 9.I                              | [E-0B]      | Установлен ли комплект для двух зон?                          | R/W                          | 0: Не установлен<br>1:-<br>2: Установлен комплект для двух зон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |          |
| 9.I                              | [E-0C]      | Какого типа система для двух зон установлена?                 | R/W                          | 0: Без гидравлического сепаратора / без прямодействующего насоса<br>1: С гидравлическим сепаратором / без прямодействующего насоса<br>2: С гидравлическим сепаратором / с прямодействующим насосом                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |          |
| 9.I                              | [E-0D]      | Система заполнена гликолем?                                   | R/W                          | 0: Нет<br>1: Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |          |
| 9.I                              | [E-0E]      | --                                                            |                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |          |
| 9.I                              | [F-00]      | Допускается работа насоса вне диапазона.                      | R/W                          | 0: Выключено<br>1: Включено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| 9.I                              | [F-01]      | Выше какой наружной темп. допускается охлаждение?             | R/W                          | 10~35°C, шаг: 1°C<br>20°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |          |
| 9.I                              | [F-02]      | --                                                            |                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |          |
| 9.I                              | [F-03]      | --                                                            |                              | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |          |
| 9.I                              | [F-04]      | --                                                            |                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |          |
| 9.I                              | [F-05]      | --                                                            |                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |          |
| 9.I                              | [F-06]      | Включить водонагреватель резервуара?                          | R/W                          | 0: Выключено<br>1: Включено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| 9.I                              | [F-07]      | Расчет эффективности                                          | R/W                          | 0: Включено<br>1: Выключено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| 9.I                              | [F-08]      | Включить непрерывный нагрев для размораживания                | R/W                          | 0: Выключено<br>1: Включено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| 9.I                              | [F-09]      | Работа насоса во время внештатного течения.                   | R/W                          | 0: Выключено<br>1: Включено                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |          |
| 9.I                              | [F-0A]      | --                                                            |                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |          |
| 9.I                              | [F-0B]      | Закрыть запорный клапан при ВЫКЛ термостата?                  | R/W                          | 0: Нет<br>1: Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |          |
| 9.I                              | [F-0C]      | Закрыть запорный клапан при охлаждении?                       | R/W                          | 0: Нет<br>1: Да                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |          |
| 9.I                              | [F-0D]      | Каков режим работы насоса?                                    | R/W                          | 0: Непрерывный<br>1: Обращец<br>2: Запрос                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |          |
| 9.I                              | [F-0E]      | Поддержка нагрева резервуара_макс.                            | R/W                          | 10~35 кВт, шаг: 1 кВт<br>20 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |          |
| Настройки комплекта для двух зон |             |                                                               |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |          |
| 9.P.1                            | [E-0B]      | Установлен комплект для двух зон                              | R/W                          | 0: Не установлен<br>1:-<br>2: Установлен комплект для двух зон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |          |
| 9.P.2                            | [E-0C]      | Тип системы для двух зон                                      | R/W                          | 0: Без гидравлического сепаратора / без прямодействующего насоса<br>1: С гидравлическим сепаратором / без прямодействующего насоса<br>2: С гидравлическим сепаратором / с прямодействующим насосом                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |          |
| 9.P.3                            | [7-0A]      | Нерегулируемый насос дополнительной зоны с ШИМ-управлением    | R/W                          | 20~95%, шаг: 5%<br>95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |          |
| 9.P.4                            | [7-0B]      | Нерегулируемый насос главной зоны с ШИМ-управлением           | R/W                          | 20~95%, шаг: 5%<br>95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |          |
| 9.P.5                            | [7-0C]      | Время поворота смесительного клапана                          | R/W                          | 20~300 сек, шаг 5 сек<br>125 сек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |          |

(\*1) Резервуар 300\_(\*2) Резервуар 500\_

(\*3) \*X\*\_(\*4) \*H\*\_(\*5) \*B\*\_

(\*6) ЕКЕСВUA3V\_(\*7) ЕКЕСВUA6V\_(\*8) ЕКЕСВUA9W\_(\*9) ВУН меньше\_

(\*10) 11P\_(\*11) 16P