

Tabela postavki polja

Unutrašnje jedinice na koje se tabela odnosi

EBSH11P30D▲▼
 ESHB11P30D▲▼
 EBSH11P50D▲▼
 ESHB11P50D▲▼
 EBSH16P30D▲▼
 ESHB16P30D▲▼
 EBSH16P50D▲▼
 ESHB16P50D▲▼
 EBSX11P30D▲▼
 ESBX11P30D▲▼
 EBSX11P50D▲▼
 ESBX11P50D▲▼
 EBSX16P30D▲▼
 ESBX16P30D▲▼
 EBSX16P50D▲▼
 ESBX16P50D▲▼

Napomene

- (*1) 300 Rezervoar
- (*2) 500 Rezervoar
- (*3) *X*
- (*4) *H*
- (*5) *B*
- (*6) EKECBUA3V
- (*7) EKECBUA6V
- (*8) EKECBUA9W
- (*9) Bez RG
- (*10) 11P
- (*11) 16P

▲ 1, 2, 3,..., 9, A, B, C,..., Z
 ▼ ,..., 1, 2, 3, ..., 9

Tabela postavki polja					Postavka instalatera razlikuje se od podrazumevane vrednosti	
Odeljak	Šifra polja	Naziv postavke	Opseg, korak	Podrazumevana vrednost	Datum	Vrednost
Sobna						
└─ Protiv smrzavanja						
1.4.1	[2-06]	Aktivacija	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
1.4.2	[2-05]	Sobna podešena vrednost	R/W	4~16°C, korak: 1°C 8°C		
└─ Opseg podešene vrednosti						
1.5.1	[3-07]	Minimum grejanja	R/W	12~18°C, korak: 1°C 12°C		
1.5.2	[3-06]	Maksimum grejanja	R/W	18~30°C, korak: 1°C 30°C		
1.5.3	[3-09]	Minimum hlađenja	R/W	15~25°C, korak: 1°C 15°C		
1.5.4	[3-08]	Maksimum hlađenja	R/W	25~35°C, korak: 1°C 35°C		
Sobna						
1,6	[2-09]	Pomak sobnog senzora	R/W	-5~5°C, korak: 0,5°C 0°C		
1,7	[2-0A]	Pomak sobnog senzora	R/W	-5~5°C, korak: 0,5°C 0°C		
└─ Podešena vrednost sobne udobnosti						
1.9.1	[9-0A]	Podešena vrednost udobnog grejanja	R/W	[3-07]~[3-06]°C, korak: 0,5°C 23°C		
1.9.2	[9-0B]	Podešena vrednost udobnog hlađenja	R/W	[3-09]~[3-08]°C, korak: 0,5°C 23°C		
Glavna zona						
2,4		Režim podešene vrednosti		0: Fiksni 1: VZ grejanje, fiksno hlađenje 2: Vremenski zavisno		
└─ VZ kriva grejanja						
2,5	[1-00]	Niska temperatura okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C -10°C		
2,5	[1-01]	Visoka temperatura okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	10~25°C, korak: 1°C 15°C		
2,5	[1-02]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C <u>[2-0C]=0:</u> 40°C <u>[2-0C]=1:</u> 45°C <u>[2-0C]=2:</u> 55°C		
2,5	[1-03]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, korak: 1°C <u>[2-0C]=0:</u> 25°C <u>[2-0C]=1:</u> 25°C <u>[2-0C]=2:</u> 25°C		
└─ VZ kriva hlađenja						
2,6	[1-06]	Niska temperatura okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV.	R/W	10~25°C, korak: 1°C 20°C		
2,6	[1-07]	Visoka temperatura okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV.	R/W	25~43°C, korak: 1°C 35°C		
2,6	[1-08]	Vrednost izlazne vode pri niskoj temperaturi okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C 22°C		
2,6	[1-09]	Vrednost izlazne vode pri visokoj temperaturi okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C <u>[2-0C]=0:</u> 18°C <u>[2-0C]=1:</u> 5°C <u>[2-0C]=2:</u> 18°C		
Glavna zona						
2,7	[2-0C]	Tip emitera	R/W	0: Podno grejanje 1: Fan-coil uređaj 2: Radijator		
└─ Opseg podešene vrednosti						
2.8.1	[9-01]	Minimum grejanja	R/W	15~37°C, korak: 1°C 25°C		
2.8.2	[9-00]	Maksimum grejanja	R/W <u>[2-0C]=2:</u> R/O	<u>[2-0C]=2:</u> 37~60, korak: 1°C 60°C <u>[2-0C]=2:</u> 37~55, korak: 1°C 55°C		
2.8.3	[9-03]	Minimum hlađenja	R/W	5~18°C, korak: 1°C 7°C		
2.8.4	[9-02]	Maksimum hlađenja	R/W	18~22°C, korak: 1°C 22°C		
Glavna zona						
2,9	[C-07]	Kontrola	R/W	0: Kontrola TIV 1: Kontrola spolj. ST 2: Kontrola ST		
2.A	[C-05]	Tip termostata	R/W	0: MMI zahtevi (uklj. brzu logiku) 1: 1 kontakt 2: 2 kontakta		
└─ Delta T						
2.B.1	[1-0B]	Delta T grejanje	<u>[2-0C]=2:</u> R/W <u>[2-0C]=2:</u> R/O	3~10°C, korak: 1°C <u>[2-0C]=2 (Radijator):</u> 5°C <u>[2-0C]=2 (Radijator):</u> 10°C		
2.B.2	[1-0D]	Delta T hlađenje	R/W	3~10°C, korak: 1°C 5°C		

(*1) 300 Tank_(*2) 500 Tank_

(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_

(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Bez RG_

(*10) 11P_(*11) 16P

Tabela postavki polja					Postavka instalatera razlikuje se od podrazumevane vrednosti	
Odeljak	Šifra polja	Naziv postavke	Opseg, korak	Podrazumevana vrednost	Datum	Vrednost
└─ Modulacija						
2.C.1	[8-05]	Modulacija	R/W	0: Ne 1: Da		
2.C.2	[8-06]	Maks. modulacija	R/W	0~10°C, korak: 1°C 5°C		
└─ Isključni ventil						
2.D.1	[F-0B]	Tokom termo	R/W	0: Ne 1: Da		
2.D.2	[F-0C]	Tokom hlađenja	R/W	0: Ne 1: Da		
Glavna zona						
2.E		Tip VZ krive	R/W	0: 2-tačke 1: Nagib-Pomak		
Dodatna zona						
3.4		Režim podešene vrednosti		0: Fiksni 1: VZ grejanje, fiksno hlađenje 2: Vremenski zavisno		
└─ VZ kriva grejanja						
3.5	[0-00]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline VZ krive grejanja dod. zone TIV.	R/W	[9-05]~min(45,[9-06])*°C, korak: 1°C 25°C		
3.5	[0-01]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline VZ krive grejanja dod. zone TIV.	R/W	[9-05]~[9-06]*°C, korak: 1 °C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
3.5	[0-02]	Visoka temperatura okoline za VZ krivu grejanja dod. zone TIV.	R/W	10~25°C, korak: 1°C 15°C		
3.5	[0-03]	Niska temperatura okoline za VZ krivu zagrevanja dod. zone TIV.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C -10°C		
└─ VZ kriva hlađenja						
3.6	[0-04]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	[9-07]~[9-08]*°C, korak: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
3.6	[0-05]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	[9-07]~[9-08]*°C, korak: 1°C 22°C		
3.6	[0-06]	Visoka temperatura okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	25~43°C, korak: 1°C 35°C		
3.6	[0-07]	Niska temperatura okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	10~25°C, korak: 1°C 20°C		
Dodatna zona						
3.7	[2-0D]	Tip emitera	R/O	0: Podno grejanje 1: Fan-coil uređaj 2: Radijator		
└─ Opseg podešene vrednosti						
3.8.1	[9-05]	Minimum grejanja	R/W	15~37°C, korak: 1°C 25°C		
3.8.2	[9-06]	Maksimum grejanja	[2-0C]#2: R/W [2-0C]=2: R/O	[2-0C]=2: 37~60, korak: 1°C 60°C [2-0C]#2: 37~55, korak: 1°C 55°C		
3.8.3	[9-07]	Minimum hlađenja	R/W	5~18°C, korak: 1°C 7°C		
3.8.4	[9-08]	Maksimum hlađenja	R/W	18~22°C, korak: 1°C 22°C		
Dodatna zona						
3.A	[C-06]	Tip termostata	R/W	0: MMI zahtevi (uklj. brzu logiku) 1: 1 kontakt 2: 2 kontakta		
└─ Delta T						
3.B.1	[1-0C]	Delta T grejanje	[2-0D]#2: R/W [2-0D]=2: R/O	[2-0D]#2 (Radijator): 3~10°C, korak: 1°C 5°C [2-0D]=2 (Radijator): 8°C		
3.B.2	[1-0E]	Delta T hlađenje	R/W	3~10°C, korak: 1°C 5°C		
Dodatna zona						
3.C		Tip VZ krive	R/O	0: 2-tačke 1: Nagib-Pomak		
Grejanje / hlađenje prostora						
└─ Radni opseg						
4.3.1	[4-02]	Temperatura isključenja grejanja prostora	R/W	14~35°C, korak: 1°C 35°C		
4.3.2	[F-01]	Temp. ISKLJ grejanja prostora	R/W	10~35°C, korak: 1°C 20°C		
Grejanje / hlađenje prostora						
4.4	[7-02]	Broj zona	R/W	0: Jednostruka zona 1: Dvostruka zona		
4.5	[F-0D]	Režim rada pumpe	R/W	0: Neprekidno 1: Uzorak 2: Zahtev		
4.6	[E-02]	Tip uređaja	R/W (*3) R/O (*4)	0: Reverzibilno (*3) 1: Samo grejanje (*4)		

(*1) 300 Tank_(*2) 500 Tank_

(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_

(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Bez RG_

(*10) 11P_(*11) 16P

Tabela postavki polja					Postavka instalatera razlikuje se od podrazumevane vrednosti	
Odeljak	Šifra polja	Naziv postavke		Opseg, korak Podrazumevana vrednost	Datum	Vrednost
4,7	[9-0D]	Ograničenje brzine pumpe	R/W	0-8, korak:1 0: Bez ograničenja 1-4: 90-60% brzine pumpe 5-8: 90-60% brzine pumpe tokom uzorkovanja 6 80% brzine pumpe tokom uzorkovanja		
Grejanje / hlađenje prostora						
4,9	[F-00]	Spoljni opseg pumpe	R/W	0: Ograničeno 1: Dozvoljeno		
4.A	[D-03]	Povećaj oko 0°C	R/W	0: Ne 1: povećanje 2°C, raspon 4°C 2: povećanje 4°C, raspon 4°C 3: povećanje 2°C, raspon 8°C 4: povećanje 4°C, raspon 8°C		
4.B	[9-04]	Prekoračenje	R/W	1-4°C, korak: 1°C 2°C		
4.C	[2-06]	Protiv smrzavanja	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
Rezervoar						
5,2	[6-0A]	Podešena vrednost udobnosti	R/W	30-[6-0E]°C, korak: 1°C 55°C		
5,3	[6-0B]	Ekološka podešena vrednost	R/W	30-min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C		
5,4	[6-0C]	Podešena vrednost ponovnog zagrevanja	R/W	30-min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C		
5,6	[6-0D]	Režim zagrevanja	R/W	0: Samo ponovno zagrevanje 3 planirano ponovno zagrevanje		
Dezinfekcija						
5.7.1	[2-01]	Aktivacija	R/W	0: Ne 1: Da		
5.7.2	[2-00]	Dan rada	R/W	0: Svaki dan 1: Ponedeljak 2: Utorak 3: Sreda 4: Četvrtak 5: Petak 6: Subota 7: Nedelja		
5.7.3	[2-02]	Vreme početka	R/W	0-23 sata, korak: 1 sat 1		
5.7.4	[2-03]	Podešena vrednost rezervoara	R/W	60°C 60°C		
5.7.5	[2-04]	Trajanje	R/W	40-60 min, korak: 5 min 40 min		
Rezervoar						
5,8	[6-0E]	Maksimum	R/W	[E-07]=4 40-75°C, korak: 1°C 60°C		
5,9	[6-00]	Histereza	R/W	2-40°C, korak: 1°C 8°C		
5.A	[6-08]	Histereza ponovnog zagrevanja	R/W	2-20°C, korak: 1°C 10°C		
5.B		Režim podešene vrednosti	R/W	0: Fiksni 1: Vremenski zavisno		
VZ kriva						
5.C	[0-0B]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu KVV-a zavisno od vremena.	R/W	35-[6-0E]°C, korak: 1°C 50°C		
5.C	[0-0C]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu KVV-a zavisno od vremena.	R/W	Min(45-[6-0E])~[6-0E]°C, korak: 1°C 55°C		
5.C	[0-0D]	Visoka temperatura okoline za VZ krivu TVD.	R/W	10-25°C, korak: 1°C 15°C		
5.C	[0-0E]	Niska temperatura okoline za VZ krivu TVD.	R/W	-40-5°C, korak: 1°C -10°C		
Rezervoar						
5.D	[6-01]	Margina	R/W	0-10°C, korak: 1°C 0°C		
5.E		Tip VZ krive	R/O	0: 2-tačke 1: Nagib-Pomak		
Korisničke postavke						
Tiho						
7.4.1		Režim rada	R/W	0: ISKLJUČ. 1: Ručno 2: Automatski		
7.4.3		Nivo	R/W	0: Tiho 1: Još tiše 2: Najtiše		
Cena električne energije						
7.5.1		Jak	R/W	0,00-990/kWh 1/kWh		
7.5.2		Srednji	R/W	0,00-990/kWh 1/kWh		
7.5.3		Slab	R/W	0,00-990/kWh 1/kWh		
Korisničke postavke						
7,6		Cena gasa	R/W	0,00-990/kWh 0,00-290/MBtu 1,0/kWh		
Postavke instalatera						
Čarobnjak za konfigurisanje						
Sistem						

(*1) 300 Tank_(*2) 500 Tank_

(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_

(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Bez RG_

(*10) 11P_(*11) 16P

Tabela postavki polja					Postavka instalatera razlikuje se od podrazumevane vrednosti	
Odeljak	Šifra polja	Naziv postavke	Opseg, korak		Datum	Vrednost
			Podrazumevana vrednost			
9.1.3.2	[E-03]	Tip RG	R/O (*6,*7,*8) R/W (*9)	0: bez grejača (*9) 2: 3V (*6) 3: 6V (*7) 4: 9W (*8)		
9.1.3.3	[E-05] [E-06] [E-07]	Kućna vruća voda	R/O	HPSU „Integrisan“		
9.1.3.4	[4-06]	Hitan slučaj	R/W	0: Ručno 1: Automatski 2: Automatski smanjen SH/ TVD UKLJUČENA 3: Automatski smanjen SH/ TVD ISKLJUČENA 4: Automatski normalan SH/ TVD ISKLJUČENA		
9.1.3.5	[7-02]	Broj zona	R/W	0: Jednostruka zona 1: Dvostruka zona		
9.1.3.6	[E-0D]	Sistem napunjen glikolom	R/W	0: Ne 1: Da		
9.1.3.7	[6-02]	Kapacitet PG	R/W	0~10kW, korak: 0,2kW 0kW		
9.1.3.8	[C-02]	Bivalentno	R/W	0 nijedan 1 bivalentno kroz zaglavlje 2 rezervoar TVD bivalentan (*5) 3 grejanje rezervoara + TVD bivalentno		
9.2.4	[D-07]	Solarno	R/W	0: Ne 1: Solarno za TVD 2: Solarno za TVD i SH		
└ Rezervni grejač						
9.1.4.1	[5-0D]	Napon	R/O	0: 230V, 1~ (*6, *7, *9) 2: 400V, 3~ (*8)		
9.1.4.2	[4-0A]	Konfiguracija	R/W (*7, *8, *9) R/O (*6)	0: 1 (*6, *9) 1: 1/1+2 (*7, *8) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 u hintim slučajevima		
9.1.4.3	[6-03]	Kapacitet korak 1	R/W	0~10kW, korak: 0,2kW 0kW 2kW (*7) 3kW (*6, *8, *9)		
9.1.4.4	[6-04]	Dodatni kapacitet korak 2	R/W (*7, *8) R/O (*6, *9)	0~10kW, korak: 0,2kW 0kW (*6) 3kW (*9) 4kW (*7) 6kW (*8)		
└ Glavna zona						
9.1.5.1	[2-0C]	Tip emitera	R/W	0: Podno grejanje 1: Fan-coil uređaj 2: Radijator		
9.1.5.2	[C-07]	Kontrola	R/W	0: Kontrola TIV 1: Kontrola spolj. ST 2: Kontrola ST		
9.1.5.3		Režim podešene vrednosti	R/W	0: Fiksni 1: VZ grejanje, fiksno hlađenje 2: Vremenski zavisno		
9.1.5.4		Raspored	R/W	0: Ne 1: Da		
9.1.5.5		Tip VZ krive	R/W	0: 2-tačke 1: Nagib-Pomak		
9.1.6	[1-00]	Niska temperatura okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C -10°C		
9.1.6	[1-01]	Visoka temperatura okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	10~25°C, korak: 1°C 15°C		
9.1.6	[1-02]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
9.1.6	[1-03]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, korak: 1°C [2-0C]=0: 25°C [2-0C]=1: 25°C [2-0C]=2: 25°C		
9.1.7	[1-06]	Niska temperatura okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV.	R/W	10~25°C, korak: 1°C 20°C		
9.1.7	[1-07]	Visoka temperatura okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV.	R/W	25~43°C, korak: 1°C 35°C		
9.1.7	[1-08]	Vrednost izlazne vode pri niskoj temperaturi okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C 22°C		
9.1.7	[1-09]	Vrednost izlazne vode pri visokoj temperaturi okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
└ Dodatna zona						
9.1.8.1	[2-0D]	Tip emitera	R/W	0: Podno grejanje 1: Fan-coil uređaj 2: Radijator		

(*1) 300 Tank_(*2) 500 Tank_

(*3) *X_(*4) *H_(*5) *B_

(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Bez RG_

(*10) 11P_(*11) 16P

Tabela postavki polja					Postavka instalatera razlikuje se od podrazumevane vrednosti	
Odeljak	Šifra polja	Naziv postavke		Opseg, korak Podrazumevana vrednost	Datum	Vrednost
9.1.8.3		Režim podešene vrednosti	R/W	0: Fiksni 1: VZ grejanje, fiksno hlađenje 2: Vremenski zavisno		
9.1.8.4		Raspored	R/W	0: Ne 1: Da		
9.1.9	[0-00]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline VZ krive grejanja dod. zone TIV.	R/W	[9-05]~min(45,[9-06])°C, korak: 1°C 25°C		
9.1.9	[0-01]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline VZ krive grejanja dod. zone TIV.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, korak: 1 °C [2-0C]=0: 40°C [2-0C]=1: 45°C [2-0C]=2: 55°C		
9.1.9	[0-02]	Visoka temperatura okoline za VZ krivu grejanja dod. zone TIV.	R/W	10~25°C, korak: 1°C 15°C		
9.1.9	[0-03]	Niska temperatura okoline za VZ krivu zagrevanja dod. zone TIV.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C -10°C		
9.1.A	[0-04]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C [2-0C]=0: 18°C [2-0C]=1: 5°C [2-0C]=2: 18°C		
9.1.A	[0-05]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C 22°C		
9.1.A	[0-06]	Visoka temperatura okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	25~43°C, korak: 1°C 35°C		
9.1.A	[0-07]	Niska temperatura okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	10~25°C, korak: 1°C 20°C		
└ Rezervoar						
9.1.B.1	[6-0D]	Režim zagrevanja	R/W	0: Samo ponovno zagrevanje 3 planirano ponovno zagrevanje		
9.1.B.2	[6-0A]	Podešena vrednost udobnosti	R/W	30~[6-0E]°C, korak: 1°C 55°C		
9.1.B.3	[6-0B]	Ekološka podešena vrednost	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C		
9.1.B.4	[6-0C]	Podešena vrednost ponovnog zagrevanja	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C		
9.1.B.5	[6-08]	Histereza ponovnog zagrevanja	R/W	2~20°C, korak: 1°C 10°C		
└ Kućna vruća voda						
9.2.1	[E-05] [E-06] [E-07]	Kućna vruća voda	R/O	HPSU „Integrisan“		
9.2.2	[D-02]	Pumpa KVV	R/W	0: Bez pumpe TVD 1: Trenutno topla voda 2: Dezinfekcija 3: Kruženje 4: Kruženje i dezinfekcija		
9.2.4	[D-07]	Solarno	R/W	0: Ne 1: Solarno za TVD 2: Solarno za TVD i SH		
└ Rezervni grejač						
9.3.1	[E-03]	Tip RG	R/O (*6,*7,*8) R/W (*9)	0: bez grejača (*9) 2: 3V (*6) 3: 6V (*7) 4: 9W (*8)		
9.3.2	[5-0D]	Napon	R/O	0: 230V, 1~ (*6, *7, *9) 2: 400V, 3~ (*8)		
9.3.3	[4-0A]	Konfiguracija	R/W (*7, *8, *9) R/O (*6)	0: 1 (*6, *9) 1: 1/1+2 (*7, *8) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 u hintim slučajevima		
9.3.4	[6-03]	Kapacitet korak 1	R/W	0~10kW, korak: 0,2kW 0kW 2kW (*7) 3kW (*6, *8, *9)		
9.3.5	[6-04]	Dodatni kapacitet korak 2	R/W (*7, *8) R/O (*6, *9)	0~10kW, korak: 0,2kW 0kW (*6) 3kW (*9) 4kW (*7) 6kW (*8)		
9.3.6	[5-00]	Ravnotežno stanje: Deaktivirati rezervni grejač (ili spoljni rezervni izvor toplote u slučaju bivalentnog sistema) iznad ravnotežne temperature za grejanje prostora?	R/W	0: Ne 1: Da		
9.3.7	[5-01]	Ravnotežna temperatura	R/W	-15~35°C, korak: 1°C 0°C		
9.3.8	[4-00]	Rad	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno 2: Samo KVV		
└ Dodatni grejač						
9.4.1	[6-02]	Kapacitet	R/W	0~10kW, korak: 0,2kW 0kW		
9.4.3	[8-03]	Eko tajmer PG	R/W	20~95 min, korak: 5 min 50 min		
9.4.4	[4-03]	Rad	R/W	0: Ograničeno 1: Dozvoljeno 2: Preklapanje 3: Kompresor isključen 4: Samo Legionela		
└ Hitan slučaj						

(*1) 300 Tank_(*2) 500 Tank_

(*3) *X*_(*) *H*_(*) *B*_

(*6) EKECBUA3V_(*) EKECBUA6V_(*) EKECBUA9W_(*) Bez RG_

(*10) 11P_(*) 16P

Tabela postavki polja					Postavka instalatera razlikuje se od podrazumevane vrednosti	
Odeljak	Šifra polja	Naziv postavke	Opseg, korak	Podrazumevana vrednost	Datum	Vrednost
9.5.1	[4-06]	Hitan slučaj	R/W	0: Ručno 1: Automatski 2: Automatski smanjen SH/ TVD UKLJUČENA 3: Automatski smanjen SH/ TVD ISKLJUČENA 4: Automatski normalan SH/ TVD ISKLJUČENA		
9.5.2	[7-06]	Kompresor prinudno ISKLJ	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
└─ Balansiranje						
9.6.1	[5-02]	Prioritet grejanja prostora	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.6.2	[5-03]	Prioritetna temperatura	R/W	-15~35°C, korak: 1°C 0°C		
9.6.3	[5-04]	Podešena vrednost pomaka PG	R/W	0~20°C, korak: 1°C 10°C		
9.6.4	[8-02]	Antireciklažni tajmer	R/W	0~10 sati, korak: 0,5 sati 0,5 sati		
9.6.5	[8-00]	Minimalni tajmer rada	R/O	0~20 min, korak 1 min 1 min		
9.6.6	[8-01]	Maksimalni tajmer rada	R/W	5~95 min, korak: 5 min 30 min		
9.6.7	[8-04]	Dodatni tajmer	R/W	0~95 min, korak: 5 min 95 min		
Postavke instalatera						
9.7	[4-04]	Sprečavanje smrzavanja cevi za vodu	R/W	0: Kontinuirani rad pumpe 1: Nekontinuirani rad pumpe (*5) 2: ISKLJUČENO (ako nije *5)		
└─ Korisno kWh napajanje						
9.8.2	[D-00]	Dozvoli grejač	R/W	0: Nijedan 1: Samo PG 2: Samo RG 3: Svi grejači		
9.8.3	[D-05]	Dozvoli pumpu	R/W	0: Prinudno isključenje 1: Kao i obično		
9.8.4	[D-01]	Korisno kWh napajanje	R/W	0: Ne 1: Aktivno otvoreno 2: Aktivno zatvoreno 3: Pametna mreža		
9.8.6		Dozvoli električne grejače	R/W	0: Ne 1: Da		
9.8.7		Omogući baferovanje sobe	R/W	0: Ne 1: Da		
9.8.8		Granična postavka kW	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 kW 2 kW		
└─ Kontrola potrošnje energije						
9.9.1	[4-08]	Kontrola potrošnje energije	R/W	0: Bez ograničenja 1: Neprekidno 2: Digitalne ulazne veličine 3: Nadzor opterećenja		
9.9.2	[4-09]	Tip	R/W	0: Struja 1: Snaga		
9.9.3	[5-05]	Granična vrednost	R/W	0~50 A, korak: 1 A 50 A		
9.9.4	[5-05]	Granična vrednost 1	R/W	0~50 A, korak: 1 A 50 A		
9.9.5	[5-06]	Granična vrednost 2	R/W	0~50 A, korak: 1 A 50 A		
9.9.6	[5-07]	Granična vrednost 3	R/W	0~50 A, korak: 1 A 50 A		
9.9.7	[5-08]	Granična vrednost 4	R/W	0~50 A, korak: 1 A 50 A		
9.9.8	[5-09]	Granična vrednost	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 kW 20 kW		
9.9.9	[5-09]	Granična vrednost 1	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 kW 20 kW		
9.9.A	[5-0A]	Granična vrednost 2	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 kW 20 kW		
9.9.B	[5-0B]	Granična vrednost 3	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 kW 20 kW		
9.9.C	[5-0C]	Granična vrednost 4	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 kW 20 kW		
9.9.D	[4-01]	Prioritetni grejač		0: Nijedan 1: PG 2: RG		
9.9.F	[7-07]	BBR16 aktivacija* *BBR16 postavke vidljive su samo ukoliko je za jezik korisničkog interfejsa odabran švedski.	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
└─ Merenje energije						
9.A.1	[D-08]	Električno brojlilo 1	R/W	0: Ne 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh		

(*1) 300 Tank_(*2) 500 Tank_

(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_

(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Bez RG_

(*10) 11P_(*11) 16P

Tabela postavki polja					Postavka instalatera razlikuje se od podrazumevane vrednosti	
Odeljak	Šifra polja	Naziv postavke	Opseg, korak	Podrazumevana vrednost	Datum	Vrednost
9.A.2	[D-09]	Električno brojilo 2 / fotonaponski merač	R/W	0: Ne 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh 6: 100 impulsa/kWh (fotonaponski merač) 7: 1000 impulsa/kWh (fotonaponski merač) 8: 1 impuls/m³ (nadzor gasa) 9: 10 impulsa/m³ (nadzor gasa) 10: 100 impulsa/m³ (nadzor gasa)		
└─ Senzori						
9.B.1	[C-08]	Spoljni senzor	R/W	0: Ne 1: Spoljni senzor 2: Sobni senzor		
9.B.2	[2-0B]	Pomak spoljnog senzora okoline	R/W	-5~5°C, korak: 0,5°C 0°C		
9.B.3	[1-0A]	Prosečno vreme	R/W	0: Bez uprosečavanja 1: 12 sati 2: 24 sata 3: 48 sati 4: 72 sata		
└─ Bivalentno						
9.C.1	[C-02]	Bivalentno	R/W	0: nijedan 1: bivalentno kroz zaglavlje 2: rezervoar TVD bivalentan (*5) 3: grejanje rezervoara + TVD bivalentno		
9.C.2	[7-05]	Efikasnost kotla	R/W	0: Vrlo visoka 1: Jak 2: Srednji 3: Slab 4: Vrlo niska		
9.C.3	[C-03]	Temperatura	R/W	-25~25°C, korak: 1°C 0°C		
9.C.4	[C-04]	Histereza	R/W	2~10°C, korak: 1°C 3°C		
Postavke instalatera						
9.D	[C-09]	Izlaz alarma	R/W	0: Normalno otvoreno 1: Normalno zatvoreno		
9.E	[3-00]	Automatsko restartovanje	R/W	0: Ne 1: Da		
9.F	[E-08]	Funkcija uštede snage	R/W	0: onemogućeno 1: Omogućeno		
9.G		Onemogućić zaštite	R/W	0: Ne 1: Da		
└─ Pregled postavki polja						
9.I	[0-00]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline VZ krive grejanja dod. zone TIV.	R/W	[9-05]~min(45,[9-06])°C, korak: 1°C 25°C		
9.I	[0-01]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline VZ krive grejanja dod. zone TIV.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, korak: 1 °C <u>[2-0C]±0:</u> 40°C <u>[2-0C]±1:</u> 45°C <u>[2-0C]±2:</u> 55°C		
9.I	[0-02]	Visoka temperatura okoline za VZ krivu grejanja dod. zone TIV.	R/W	10~25°C, korak: 1°C 15°C		
9.I	[0-03]	Niska temperatura okoline za VZ krivu zagrevanja dod. zone TIV.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C -10°C		
9.I	[0-04]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C <u>[2-0C]±0:</u> 18°C <u>[2-0C]±1:</u> 5°C <u>[2-0C]±2:</u> 18°C		
9.I	[0-05]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, korak: 1°C 22°C		
9.I	[0-06]	Visoka temperatura okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	25~43°C, korak: 1°C 35°C		
9.I	[0-07]	Niska temperatura okoline za krivu hlađenja dodatne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	10~25°C, korak: 1°C 20°C		
9.I	[0-0B]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu KVV-a zavisno od vremena.	R/W	35~[6-0E]°C, korak: 1°C 55°C		
9.I	[0-0C]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu KVV-a zavisno od vremena.	R/W	Min(45~[6-0E])~[6-0E]°C, korak: 1°C 55°C		
9.I	[0-0D]	Visoka temperatura okoline za VZ krivu TVD.	R/W	10~25°C, korak: 1°C 15°C		
9.I	[0-0E]	Niska temperatura okoline za VZ krivu TVD.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C -10°C		
9.I	[1-00]	Niska temperatura okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	-40~5°C, korak: 1°C -10°C		
9.I	[1-01]	Visoka temperatura okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	10~25°C, korak: 1°C 15°C		
9.I	[1-02]	Vrednost izlazne vode za nisku temperaturu okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C <u>[2-0C]±0:</u> 40°C <u>[2-0C]±1:</u> 45°C <u>[2-0C]±2:</u> 55°C		

(*1) 300 Tank_(*2) 500 Tank_

(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_

(*6) EKEC BUA3V_(*7) EKEC BUA6V_(*8) EKEC BUA9W_(*9) Bez RG_

(*10) 11P_(*11) 16P

Tabela postavki polja					Postavka instalatera razlikuje se od podrazumevane vrednosti	
Odeljak	Šifra polja	Naziv postavke		Opseg, korak Podrazumevana vrednost	Datum	Vrednost
9.I	[1-03]	Vrednost izlazne vode za visoku temperaturu okoline za krivu zagrevanja glavne zone TIV-a zavisno od vremena.	R/W	[9-01]~min(45, [9-00])°C, korak: 1°C <u>[2-0C]=0:</u> 25°C <u>[2-0C]=1:</u> 25°C <u>[2-0C]=2:</u> 25°C		
9.I	[1-04]	Hlađenje glavne zone temperature izlazne vode zavisno od vremena.	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.I	[1-05]	Hlađenje dodatne zone temperature izlazne vode zavisno od vremena	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.I	[1-06]	Niska temperatura okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV.	R/W	10~25°C, korak: 1°C 20°C		
9.I	[1-07]	Visoka temperatura okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV.	R/W	25~43°C, korak: 1°C 35°C		
9.I	[1-08]	Vrednost izlazne vode pri niskoj temperaturi okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C 22°C		
9.I	[1-09]	Vrednost izlazne vode pri visokoj temperaturi okoline za VZ krivu hlađenja glavne zone TIV.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, korak: 1°C <u>[2-0C]=0:</u> 18°C <u>[2-0C]=1:</u> 5°C <u>[2-0C]=2:</u> 18°C		
9.I	[1-0A]	Koje je vreme usrednjavanja za spoljnu temperaturu?	R/W	0: Bez uprosečavanja 1: 12 sati 2: 24 sata 3: 48 sati 4: 72 sata		
9.I	[1-0B]	Koji je željeni delta T pri grejanju za glavnu zonu?	<u>[2-0C]#2:</u> R/W <u>[2-0C]=2:</u> R/O <u>[2-0C]=2 (Radijator):</u> 10°C	3~10°C, korak: 1°C <u>[2-0C]#2 (Radijator):</u> 5°C <u>[2-0C]=2 (Radijator):</u> 10°C		
9.I	[1-0C]	Koji je željeni delta T pri grejanju za dodatnu zonu?	<u>[2-0D]#2:</u> R/W <u>[2-0D]=2:</u> R/O <u>[2-0D]=2 (Radijator):</u> 8°C	<u>[2-0D]#2 (Radijator):</u> 3~10°C, korak: 1°C 5°C <u>[2-0D]=2 (Radijator):</u> 8°C		
9.I	[1-0D]	Koji je željeni delta T pri hlađenju za glavnu zonu?	R/W	3~10°C, korak: 1°C 5°C		
9.I	[1-0E]	Koji je željeni delta T pri hlađenju za dodatnu zonu?	R/W	3~10°C, korak: 1°C 5°C		
9.I	[2-00]	Kada treba izvršiti funkciju dezinfekcije?	R/W	0: Svaki dan 1: Ponedeljak 2: Utorak 3: Sreda 4: Četvrtak 5: Petak 6: Subota 7: Nedelja		
9.I	[2-01]	Da li treba izvršiti funkciju dezinfekcije?	R/W	0: Ne 1: Da		
9.I	[2-02]	Kada treba da započne funkcija dezinfekcije?	R/W	0~23 sata, korak: 1 sat 1		
9.I	[2-03]	Koja je ciljna temperatura dezinfekcije?	R/W	60°C 60°C		
9.I	[2-04]	Koliko dugo se mora održavati temperatura rezervoara?	R/W	40~60 min, korak: 5 min 40 min		
9.I	[2-05]	Temperatura za sprečavanje smrzavanja sobe	R/W	4~16°C, korak: 1°C 8°C		
9.I	[2-06]	Sobna zaštita od smrzavanja	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.I	[2-09]	Prilagodi pomak izmerene sobne temperature	R/W	-5~5°C, korak: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0A]	Prilagodi pomak izmerene sobne temperature	R/W	-5~5°C, korak: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0B]	Koji je zahtevani pomak izmerene spoljne temperature?	R/W	-5~5°C, korak: 0,5°C 0°C		
9.I	[2-0C]	Koji je tip emitera je povezan sa glavnom zonom TIV?	R/W	0: Podno grejanje 1: Fan-coil uređaj 2: Radijator		
9.I	[2-0D]	Koji je tip emitera je povezan sa dodatnom zonom TIV?	R/W	0: Podno grejanje 1: Fan-coil uređaj 2: Radijator		
9.I	[2-0E]	Koja je maksimalna dozvoljena jačina struje kroz toplotnu pumpu?	R/W	20~50 A, korak: 1 A 50 A		
9.I	[3-00]	Da li je dozvoljeno automatsko restartovanje uređaja?	R/W	0: Ne 1: Da		
9.I	[3-01]	--	R/W	0		
9.I	[3-02]	--	R/W	1		
9.I	[3-03]	--	R/W	4		
9.I	[3-04]	--	R/W	2		
9.I	[3-05]	--	R/W	1		
9.I	[3-06]	Koja je maksimalna željena sobna temperatura pri grejanju?	R/W	18~30°C, korak: 1°C 30°C		
9.I	[3-07]	Koja je minimalna željena sobna temperatura pri grejanju?	R/W	12~18°C, korak: 1°C 12°C		
9.I	[3-08]	Koja je maksimalna željena sobna temperatura pri hlađenju?	R/W	25~35°C, korak: 1°C 35°C		
9.I	[3-09]	Koja je minimalna željena sobna temperatura pri hlađenju?	R/W	15~25°C, korak: 1°C 15°C		
9.I	[3-0A]	Koji je model pumpe	R/O	0: model pumpe 0 (*10) 1: model pumpe 1 (*11)		

(*1) 300 Tank_(*2) 500 Tank_

(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_

(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Bez RG_

(*10) 11P_(*11) 16P

Tabela postavki polja					Postavka instalatera razlikuje se od podrazumevane vrednosti	
Odeljak	Šifra polja	Naziv postavke	Opseg, korak	Podrazumevana vrednost	Datum	Vrednost
9.I	[3-0D]	Antiblokada pumpi kompleta i ventil za mešanje kompleta, u slučaju da je ugrađen komplet za dve zone	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.I	[4-00]	Koji je režim rada RG?	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno 2: Samo KVV		
9.I	[4-01]	Koji električni grejač ima prioritet?	R/W	0: Nijedan 1: PG 2: RG		
9.I	[4-02]	Ispod koje spoljne temperature je dozvoljeno grejanje?	R/W	14~35°C, korak: 1°C 35°C		
9.I	[4-03]	Dozvola za rad pomoćnog grejača.	R/W	0: Ograničeno 1: Dozvoljeno 2: Preklapanje 3: Kompresor isključen 4: Samo Legionela		
9.I	[4-04]	Sprečavanje smrzavanja cevi za vodu	R/W	0: Kontinuirani rad pumpe 1: Nekontinualni rad pumpe (*5) 2: ISKLJUČENO (ako nije *5)		
9.I	[4-05]	--		0		
9.I	[4-06]	Hitan slučaj	R/W	0: Ručno 1: Automatski 2: Automatski smanjen SH/ TVD UKLJUČENA 3: Automatski smanjen SH/ TVD ISKLJUČENA 4: Automatski normalan SH/ TVD ISKLUČENA		
9.I	[4-07]	--		3		
9.I	[4-08]	Koji je režim ograničenja snage potreban u sistemu?	R/W	0: Bez ograničenja 1: Neprekidno 2: Digitalne ulazne veličine 3: Nadzor opterećenja		
9.I	[4-09]	Koji je tip ograničenja snage potreban?	R/W	0: Struja 1: Snaga		
9.I	[4-0A]	Konfiguracija rezervnog grejača	R/W (*7, *8, *9) R/O (*6)	0: 1 (*6, *9) 1: 1/1+2 (*7, *8) 2: 1/2 3: 1/2 + 1/1+2 u hintim slučajevima		
9.I	[4-0B]	Histereza automatskog prelaska grejanje/hlađenje.	R/W	1~10°C, korak: 0,5°C 1°C		
9.I	[4-0D]	Pomak automatskog prespajanja između grejanja i hlađenja.	R/W	1~10°C, korak: 0,5°C 3°C		
9.I	[4-0E]	--		6		
9.I	[5-00]	Ravnotežno stanje: Deaktivirati rezervni grejač (ili spoljni rezervni izvor toplote u slučaju bivalentnog sistema) iznad ravnotežne temperature za grejanje prostora?	R/W	0: Ne 1: Da		
9.I	[5-01]	Koja je ravnotežna temperatura za zgradu?	R/W	-15~35°C, korak: 1°C 0°C		
9.I	[5-02]	Prioritet grejanja prostora.	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.I	[5-03]	Temperatura prioritetnog grejanja prostora.	R/W	-15~35°C, korak: 1°C 0°C		
9.I	[5-04]	Korekcija zadate vrednosti temperature kućne vruće vode.	R/W	0~20°C, korak: 1°C 10°C		
9.I	[5-05]	Koja je zahtevana granična vrednost za DI1?	R/W	0~50 A, korak: 1 A 50 A		
9.I	[5-06]	Koja je zahtevana granična vrednost za DI2?	R/W	0~50 A, korak: 1 A 50 A		
9.I	[5-07]	Koja je zahtevana granična vrednost za DI3?	R/W	0~50 A, korak: 1 A 50 A		
9.I	[5-08]	Koja je zahtevana granična vrednost za DI4?	R/W	0~50 A, korak: 1 A 50 A		
9.I	[5-09]	Koja je zahtevana granična vrednost za DI1?	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 kW 20 kW		
9.I	[5-0A]	Koja je zahtevana granična vrednost za DI2?	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 kW 20 kW		
9.I	[5-0B]	Koja je zahtevana granična vrednost za DI3?	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 kW 20 kW		
9.I	[5-0C]	Koja je zahtevana granična vrednost za DI4?	R/W	0~20 kW, korak: 0,5 kW 20 kW		
9.I	[5-0D]	Napon rezervnog grejača	R/O	0: 230V, 1~ (*6, *7, *9) 2: 400V, 3~ (*8)		
9.I	[5-0E]	--		1		
9.I	[6-00]	Temperaturna razlika koja određuje temperaturu uključanja toplotne pumpe.	R/W	2~40°C, korak: 1°C 8°C		
9.I	[6-01]	Temperaturna razlika koja određuje temperaturu isključenja toplotne pumpe.	R/W	0~10°C, korak: 1°C 0°C		
9.I	[6-02]	Koji je kapacitet pomoćnog grejača?	R/W	0~10kW, korak: 0,2kW 0kW		
9.I	[6-03]	Koliki je kapacitet 1 koraka rezervnog grejača?	R/W	0~10kW, korak: 0,2kW 0kW 2kW (*7) 3kW (*6, *8, *9)		
9.I	[6-04]	Koliki je kapacitet 2 koraka rezervnog grejača?	R/W (*7, *8) R/O (*6, *9)	0~10kW, korak: 0,2kW 0kW (*6) 3kW (*9) 4kW (*7) 6kW (*8)		
9.I	[6-07]	--		0		
9.I	[6-08]	Koji histerezu treba koristiti u režimu ponovnog zagrevanja?	R/W	2~20°C, korak: 1°C 10°C		
9.I	[6-09]	--heatertape_capacity		0		
9.I	[6-0A]	Koja je željena udobna temperatura skladištenja?	R/W	30~[6-0E]°C, korak: 1°C 55°C		

(*1) 300 Tank_(*2) 500 Tank_

(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_

(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Bez RG_

(*10) 11P_(*11) 16P

Tabela postavki polja					Postavka instalatera razlikuje se od podrazumevane vrednosti	
Odeljak	Šifra polja	Naziv postavke		Opseg, korak Podrazumevana vrednost	Datum	Vrednost
9.I	[6-0B]	Koja je željena ekološka temperatura skladištenja?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C		
9.I	[6-0C]	Koja je željena temperatura ponovnog zagrevanja?	R/W	30~min(50, [6-0E])°C, korak: 1°C 45°C		
9.I	[6-0D]	Koji je željeni tip proizvodnje TVD?	R/W	0: Samo ponovno zagrevanje 3 planirano ponovno zagrevanje		
9.I	[6-0E]	Koja je podešena vrednost maksimalne temperature?	R/W	E-07 = 4 40~ 75°C, korak: 1°C 60°C		
9.I	[7-00]	Najviša vrednost temperature dodatnog grejača kućne vruće vode.	R/W	0~4°C, korak: 1°C 0°C		
9.I	[7-01]	Histereza dodatnog grejača tople vode za domaćinstvo.	R/W	2~40°C, korak: 1°C 2°C		
9.I	[7-02]	Koliko ima zona temperature izlazne vode?	R/W	0: 1 zona TIV 1: 2 zone TIV		
9.I	[7-03]	--		2,5		
9.I	[7-04]	--		0		
9.I	[7-05]	Efikasnost kotla	R/W	0: Vrlo visoka 1: Jak 2: Srednji 3: Slab 4: Vrlo niska		
9.I	[7-06]	Kompresor prinudno ISKLJ	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.I	[7-07]	BBR16 aktivacija* *BBR16 postavke vidljive su samo ukoliko je za jezik korisničkog interfejsa odabran švedski.	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.I	[7-08]	Slojevitost TVD	R/W	0: Onemogućeno (*2) 1: Omogućeno (*1)		
9.I	[7-09]	--		20		
9.I	[7-0A]	Fiksna PW modulacija pumpe dodatne zone, u slučaju da je ugrađen komplet za dve zone.	R/W	20~95%, korak 5% 95%		
9.I	[7-0B]	Fiksna PW modulacija pumpe glavne zone, u slučaju da je ugrađen komplet za dve zone.	R/W	20~95%, korak 5% 95%		
9.I	[7-0C]	Vreme potrebno ventilu za mešanje da se okrene sa jedne strane na drugu, u slučaju da je ugrađen komplet za dve zone.	R/W	20~300 sekundi, korak 5 sek. 125 sekundi		
9.I	[7-0D]	Vrednost histereze koja se koristi za kontrolu rezervoara bivalentna u slučaju da podržava rad u režimu grejanja prostora	R/W	2~20, korak 0,5 °C 4°C		
9.I	[7-0E]	Pomak podešene vrednosti radi određivanja kada je rezervoar dovoljno visok da pređe u stanje prekoračenja	R/W	2~22, korak 0,5 °C 7°C		
9.I	[8-00]	Minimalno vreme rada za pripremu kućne vruće vode.	R/O	0~20 min, korak 1 min 1 min		
9.I	[8-01]	Maksimalno vreme rada za pripremu kućne vruće vode.	R/W	5~95 min, korak: 5 min 30 min		
9.I	[8-02]	Antireciklažno vreme.	R/W	0~10 sati, korak: 0,5 sati 0,5 sati		
9.I	[8-03]	Merač kašnjenja uključivanja dodatnog grejača.	R/W	20~95 min, korak: 5 min 50 min		
9.I	[8-04]	Dodatno vreme rada za maksimalno vreme rada.	R/W	0~95 min, korak: 5 min 95 min		
9.I	[8-05]	Dozvoliti modulaciju TIV radi upravljanja sobnom temperaturom?	R/W	0: Ne 1: Da		
9.I	[8-06]	Maksimalna modulacija temperature izlazne vode.	R/W	0~10°C, korak: 1°C 5°C		
9.I	[8-07]	Koja je željena udobna glavna TIV pri hlađenju?	R/W	[9-03]~[9-02], korak: 1°C 18°C		
9.I	[8-08]	Koja je željena ekološka glavna TIV pri hlađenju?	R/W	[9-03]~[9-02], korak: 1°C 20°C		
9.I	[8-09]	Koja je željena udobna glavna TIV pri grejanju?	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C 35°C		
9.I	[8-0A]	Koja je željena ekološka glavna TIV pri grejanju?	R/W	[9-01]~[9-00], korak: 1°C 33°C		
9.I	[8-0B]	--		13		
9.I	[8-0C]	--		10		
9.I	[8-0D]	--		16		
9.I	[9-00]	Koja je maksimalna željena TIV za glavnu zonu pri grejanju?	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	[2-0C]=2: 37~60, korak: 1°C 60°C [2-0C]≠2: 37~55, korak: 1°C 55°C		
9.I	[9-01]	Koja je minimalna željena TIV glavne zone pri grejanju?	R/W	15~37°C, korak: 1°C 25°C		
9.I	[9-02]	Koja je maksimalna željena TIV za glavnu zonu pri hlađenju?	R/W	18~22°C, korak: 1°C 22°C		
9.I	[9-03]	Koja je minimalna željena TIV glavne zone pri hlađenju?	R/W	5~18°C, korak: 1°C 7°C		
9.I	[9-04]	Najviša vrednost temperature izlazne vode.	R/W	1~4°C, korak: 1°C 2°C		
9.I	[9-05]	Koja je minimalna željena TIV dod. zone pri grejanju?	R/W	15~37°C, korak: 1°C 25°C		
9.I	[9-06]	Koja je maksimalna željena TIV za dod. zonu pri grejanju?	[2-0C]≠2: R/W [2-0C]=2: R/O	[2-0C]=2: 37~60, korak: 1°C 60°C [2-0C]≠2: 37~55, korak: 1°C 55°C		
9.I	[9-07]	Koja je minimalna željena TIV dod. zone pri hlađenju?	R/W	5~18°C, korak: 1°C 7°C		
9.I	[9-08]	Koja je maksimalna željena TIV za dod. zonu pri hlađenju?	R/W	18~22°C, korak: 1°C 22°C		
9.I	[9-09]	Koliki je dozvoljeni podbačaj TIV pri pokretanju hlađenja?	R/W	1~18°C, korak: 1°C 18°C		

(*1) 300 Tank_(*2) 500 Tank_

(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_

(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Bez RG_

(*10) 11P_(*11) 16P

Tabela postavki polja					Postavka instalatera razlikuje se od podrazumevane vrednosti	
Odeljak	Šifra polja	Naziv postavke		Opseg, korak Podrazumevana vrednost	Datum	Vrednost
9.I	[9-0A]	Koja je baferovana sobna temperatura pri grejanju?	R/W	[3-07]~[3-06]°C, korak: 0,5°C 23°C		
9.I	[9-0B]	Koja je baferovana sobna temperatura pri hlađenju?	R/W	[3-09]~[3-08]°C, korak: 0,5°C 23°C		
9.I	[9-0C]	Histereza sobne temperature.	R/W	1~6°C, korak: 0,5°C 1 °C		
9.I	[9-0D]	Ograničenje brzine pumpe	R/W	0~8, korak:1 0: Bez ograničenja 1~4: 90~60% brzine pumpe 5~8: 90~60% brzine pumpe tokom uzorkovanja 6 80% brzine pumpe tokom uzorkovanja		
9.I	[9-0E]	--		6		
9.I	[C-00]	Prioritet granja vode za domaćinstvo.	R/W	0: Solarni prioritet 1: Prioritet toplotne pumpe		
9.I	[C-01]	--		0		
9.I	[C-02]	Da li je priključen spoljni rezervni izvor toplote?	R/W	0 nijedan 1 bivalentno kroz zaglavlje 2 rezervoar TVD bivalentan (*5) 3 grejanje rezervoara + TVD bivalentno		
9.I	[C-03]	Temperatura aktiviranja bivalentnog režima rada.	R/W	-25~25°C, korak: 1°C 0°C		
9.I	[C-04]	Temperatura bivalentne histereze.	R/W	2~10°C, korak 1°C 3°C		
9.I	[C-05]	Koji je tip kontakta termo zahteva za glavnu zonu?	R/W	0: - 1: 1 kontakt 2: 2 kontakta		
9.I	[C-06]	Koji je tip kontakta termo zahteva za dod. zonu?	R/W	0: MMI zahtevi (uklj. brzu logiku) 1: 1 kontakt 2: 2 kontakta		
9.I	[C-07]	Koji je način upravljanja uređajem u prostornom radu?	R/W	0: Kontrola TIV 1: Kontrola spolj. ST 2: Kontrola ST		
9.I	[C-08]	Koji je tip spolnog senzora je ugrađen?	R/W	0: Ne 1: Spoljni sensor 2: Sobni sensor		
9.I	[C-09]	Koji je zahtevani tip kontakta izlaza alarma?	R/W	0: Normalno otvoreno 1: Normalno zatvoreno		
9.I	[C-0A]	--		0		
9.I	[C-0B]	--		0		
9.I	[C-0C]	--		0		
9.I	[C-0D]	--		0		
9.I	[C-0E]	--		0		
9.I	[D-00]	Koji su grejači dozvoljeni ako se prekine napajanje jeftinom strujom?	R/W	0: Nijedan 1: Samo PG 2: Samo RG 3: Svi grejači		
9.I	[D-01]	Tip kontakta za ugradnju po prioritetnoj stopi napajanja?	R/W	0: Ne 1: Aktivno otvoreno 2: Aktivno zatvoreno 3: Pametna mreža		
9.I	[D-02]	Koji je tip pumpe TVD je ugrađen?	R/W	0: Bez pumpe TVD 1: Trenutno topla voda 2: Dezinfekcija 3: Kruženje 4: Kruženje i dezinfekcija		
9.I	[D-03]	Kompenzacija temperature izlazne vode oko 0°C.	R/W	0: Ne 1: povećanje 2°C, raspon 4°C 2: povećanje 4°C, raspon 4°C 3: povećanje 2°C, raspon 8°C 4: povećanje 4°C, raspon 8°C		
9.I	[D-04]	Da li je priključen zahtevani PCB?	R/W	0: Ne 1: Kontr. potr. sn.		
9.I	[D-05]	Da li je dozvoljeno da pumpa radi u slučaju prekida snabdevanja jeftinom strujom?	R/W	0: Prinudno isključenje 1: Kao i obično		
9.I	[D-07]	Da li je priključen solarni pribor?	R/W	0: Ne 1: Solarno za TVD 2: Solarno za TVD i SH		
9.I	[D-08]	Da li se spoljno električno brojilo koristi za merenje snage?	R/W	0: Ne 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh		
9.I	[D-09]	Da li se spoljno električno brojilo koristi za merenje snage, kao električno brojilo za pametnu mrežu ili kao merač gasa za hibridni uređaj?	R/W	0: Ne 1: 0,1 impuls/kWh 2: 1 impuls/kWh 3: 10 impuls/kWh 4: 100 impuls/kWh 5: 1000 impuls/kWh 6: 100 impulsa/kWh (fotonaponski merač) 7: 1000 impulsa/kWh (fotonaponski merač) 8 1 impuls/m³ (nadzor gasa) 9 10 impulsa/m³ (nadzor gasa) 10 100 impulsa/m³ (nadzor gasa)		
9.I	[D-0A]	--		0		
9.I	[D-0B]	--		2		
9.I	[D-0C]	--		0		
9.I	[D-0D]	--		0		
9.I	[D-0E]	--		0		

(*1) 300 Tank_(*2) 500 Tank_

(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_

(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Bez RG_

(*10) 11P_(*11) 16P

Tabela postavki polja					Postavka instalatera razlikuje se od podrazumevane vrednosti	
Odeljak	Šifra polja	Naziv postavke		Opseg, korak Podrazumevana vrednost	Datum	Vrednost
9.I	[E-00]	Koji je tip uređaja ugrađen?	R/O	0-5 0: NT split 1		
9.I	[E-01]	Koji je tip kompresora ugrađen?	R/O	1		
9.I	[E-02]	Koji je tip softvera unutrašnje jedinice?	R/W (*3) R/O (*4)	0: Reverzibilno (*3) 1: Samo grejanje (*4)		
9.I	[E-03]	Koji je broj koraka rezervnog grejača?	R/O (*6,*7,*8) R/W (*9)	0: bez grejača (*9) 1: ekst. grejač 2: 3V (*6) 3: 6V (*7) 4: 9W (*8)		
9.I	[E-04]	Da li je funkcija uštede snage dostupna na spoljnoj jedinici?	R/O	0: Ne 1: Da		
9.I	[E-05]	Može li sistem da priprema toplu vodu za domaćinstvo?	R/O	0: Ne 1: Da		
9.I	[E-06]	--		1		
9.I	[E-07]	Koja vrsta rezervoara TVD je ugrađena?	R/W	0-8 0 OSO rezervoar 150/180 1 SP bez RG 2 SP sa RG 3 OSO rezervoar 200/250/300 4 Rotex bez PG (HYB) 5 Rotex sa PG 6 Rezervoar za HYB drugog proizvođača 7 Rezervoar drugog proizvođača, namotaj >= 1,05m ² 8 Rezervoar drugog proizvođača, namotaj >= 1,8 m ²		
9.I	[E-08]	Funkcija uštede energije spoljne jedinice.	R/W	0: onemogućeno 1: Omogućeno		
9.I	[E-09]	--		1		
9.I	[E-0A]	Zapremina rezervoara	R/O	30 (*1) 50 (*2)		
9.I	[E-0B]	Da li je ugrađen komplet za dve zone?	R/W	0: Nije ugrađeno 1: - 2: Komplet za dve zone ugrađen		
9.I	[E-0C]	Koji tip sistema sa dve zone je ugrađen?	R/W	0: Bez hidrauličnog separatora / bez direktne pumpe 1: Sa hidrauličnim separatorom / bez direktne pumpe 2: Sa hidrauličnim separatorom / sa direktnom pumpom		
9.I	[E-0D]	Da li je sistem napunjen glikolom?	R/W	0: Ne 1: Da		
9.I	[E-0E]	--		0		
9.I	[F-00]	Rad pumpe dozvoljen izvan opsega.	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.I	[F-01]	Iznad koje spoljne temperature je dozvoljeno hlađenje?	R/W	10-35°C, korak: 1°C 20°C		
9.I	[F-02]	--		3		
9.I	[F-03]	--		5		
9.I	[F-04]	--		0		
9.I	[F-05]	--		0		
9.I	[F-06]	Omogućiti rezervoar kotla?	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.I	[F-07]	Proračun efikasnosti	R/W	0: Omogućeno 1: Onemogućeno		
9.I	[F-08]	Omogućiti odmrzavanje neprekidnim grejanjem	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.I	[F-09]	Rad pumpe tokom nepravilnosti protoka.	R/W	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
9.I	[F-0A]	--		0		
9.I	[F-0B]	Zatvoriti isključni ventil dok je termo ISKLJ?	R/W	0: Ne 1: Da		
9.I	[F-0C]	Zatvoriti isključni ventil tokom hlađenja?	R/W	0: Ne 1: Da		
9.I	[F-0D]	Koji je režim rada pumpe?	R/W	0: Neprekidno 1: Uzorak 2: Zahtev		
9.I	[F-0E]	Grejanje rezervoara podrška_maks	R/W	10-35 kW, korak: 1kW 20 kW		
Postavke kompleta za dve zone						
9.P.1	[E-0B]	Komplet za dve zone ugrađen	R/W	0: Nije ugrađeno 1: - 2: Komplet za dve zone ugrađen		
9.P.2	[E-0C]	Tip sistema za dve zone	R/W	0: Bez hidrauličnog separatora / bez direktne pumpe 1: Sa hidrauličnim separatorom / bez direktne pumpe 2: Sa hidrauličnim separatorom / sa direktnom pumpom		
9.P.3	[7-0A]	Fiksna PW modulacija pumpe dodatne zone	R/W	20-95%, korak 5% 95%		
9.P.4	[7-0B]	Fiksna PW modulacija pumpe glavne zone	R/W	20-95%, korak 5% 95%		
9.P.5	[7-0C]	Vreme okretanja ventila za mešanje	R/W	20-300 sek., korak 5 sek. 125 sek.		

(*1) 300 Tank_(*2) 500 Tank_

(*3) *X*_(*4) *H*_(*5) *B*_

(*6) EKECBUA3V_(*7) EKECBUA6V_(*8) EKECBUA9W_(*9) Bez RG_

(*10) 11P_(*11) 16P