

Helyszíni beállítások táblázata

Alkalmazható beltéri egységek

*HBH04CB3V	*HVV04S18CB3V
*HBH08CB3V	*HVV08S18CB3V
*HBH11CB3V	*HVV11S18CB3V
*HBH16CB3V	*HVV16S18CB3V
*HBX04CB3V	*HVV04S18CB3V
*HBX08CB3V	*HVV08S18CB3V
*HBX11CB3V	*HVV11S18CB3V
*HBX16CB3V	*HVV16S18CB3V
*HBH08CB9W	*HVV08S26CB9W
*HBH11CB9W	*HVV11S26CB9W
*HBH16CB9W	*HVV16S26CB9W
*HBX08CB9W	*HVV08S26CB9W
*HBX11CB9W	*HVV11S26CB9W
*HBX16CB9W	*HVV16S26CB9W

Megjegyzések

- (*1) *HB*
- (*2) *HV*
- (*3) *3V
- (*4) *9W
- (*5) *04/08*
- (*6) *11/16*

Helyszíni beállítások táblázata					Alapértelmezettől eltérően megadott szerelési beállítások	
Navigációs elem	Mezőkód	Beállítás neve	Tartomány, fokozat	Alapértelmezett érték	Dátum	Érték
Felhasználói beállítások						
└ Előre beállított értékek						
└ Szobahőmérséklet						
7.4.1.1		Kényelmi (fűtés)	R/W	[3-07]~[3-06], fokozat: A.3.2.4 21°C		
7.4.1.2		Gazdaságos (fűtés)	R/W	[3-07]~[3-06], fokozat: A.3.2.4 19°C		
7.4.1.3		Kényelmi (hűtés)	R/W	[3-08]~[3-09], fokozat: A.3.2.4 24°C		
7.4.1.4		Gazdaságos (hűtés)	R/W	[3-08]~[3-09], fokozat: A.3.2.4 26°C		
└ Kilépő víz hőmérséklet (fő)						
7.4.2.1	[8-09]	Kényelmi (fűtés)	R/W	[9-01]~[9-00], fokozat: 1°C 35°C		
7.4.2.2	[8-0A]	Gazdaságos (fűtés)	R/W	[9-01]~[9-00], fokozat: 1°C 33°C		
7.4.2.3	[8-07]	Kényelmi (hűtés)	R/W	[9-03]~[9-02], fokozat: 1°C 18°C		
7.4.2.4	[8-08]	Gazdaságos (hűtés)	R/W	[9-03]~[9-02], fokozat: 1°C 20°C		
7.4.2.5		Kényelmi (fűtés)	R/W	-10~10°C, fokozat: 1°C 0°C		
7.4.2.6		Gazdaságos (fűtés)	R/W	-10~10°C, fokozat: 1°C -2°C		
7.4.2.7		Kényelmi (hűtés)	R/W	-10~10°C, fokozat: 1°C 0°C		
7.4.2.8		Gazdaságos (hűtés)	R/W	-10~10°C, fokozat: 1°C 2°C		
└ Tartály hőmérséklet						
7.4.3.1	[6-0A]	Kényelmi betárolás	R/W	30~[6-0E]°C, fokozat: 1°C 60°C		
7.4.3.2	[6-0B]	Gazd. tárolás	R/W	30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C 45°C		
7.4.3.3	[6-0C]	Újramelegítés	R/W	30~perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C 45°C		
└ Csendes üzem. szint						
7.4.4			R/W	0: szint 1 1: szint 2 2: szint 3		
└ Elektromos áram ára						
7.4.5.1	[C-0C] [D-0C]	Magas	R/W	0,00~990/kWh 0/kWh		
7.4.5.2	[C-0D] [D-0D]	Közepes	R/W	0,00~990/kWh 0/kWh		
7.4.5.3	[C-0E] [D-0E]	Alacsony	R/W	0,00~990/kWh 0/kWh		
└ Üzemanyag ára						
7.4.6			R/W	0,00~990/kWh 0,00~290/MBtu 8,0/kWh		
└ Beállítás időjárás követőre						
└ Fő						
└ Időjárásfüggő fűtés beállítása						
7.7.1.1	[1-00]	Időjárásfüggő fűtés beállítása	Alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő víz hőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	-40~5°C, fokozat: 1°C -10°C	
7.7.1.1	[1-01]	Időjárásfüggő fűtés beállítása	Magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő víz hőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	10~25°C, fokozat: 1°C 15°C	
7.7.1.1	[1-02]	Időjárásfüggő fűtés beállítása	Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő víz hőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	[9-01]~[9-00]°C, fokozat: 1°C 35°C	
7.7.1.1	[1-03]	Időjárásfüggő fűtés beállítása	Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő víz hőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	[9-01]~perc(45, [9-00])°C, fokozat: 1°C 25°C	
└ Időjárásfüggő hűtés beállítása						
7.7.1.2	[1-06]	Időjárásfüggő hűtés beállítása	Alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő víz hőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	10~25°C, fokozat: 1°C 20°C	
7.7.1.2	[1-07]	Időjárásfüggő hűtés beállítása	Magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő víz hőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	25~43°C, fokozat: 1°C 35°C	
7.7.1.2	[1-08]	Időjárásfüggő hűtés beállítása	Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő víz hőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, fokozat: 1°C 22°C	
7.7.1.2	[1-09]	Időjárásfüggő hűtés beállítása	Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő víz hőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	[9-03]~[9-02]°C, fokozat: 1°C 18°C	
└ Kiegészítő						
└ Időjárásfüggő fűtés beállítása						
7.7.2.1	[0-00]	Időjárásfüggő fűtés beállítása	Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő víz hőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	[9-05]~perc(45, [9-06])°C, fokozat: 1°C 35°C	
7.7.2.1	[0-01]	Időjárásfüggő fűtés beállítása	Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő víz hőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	[9-05]~[9-06]°C, fokozat: 1°C 45°C	
7.7.2.1	[0-02]	Időjárásfüggő fűtés beállítása	Magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő víz hőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	10~25°C, fokozat: 1°C 15°C	
7.7.2.1	[0-03]	Időjárásfüggő fűtés beállítása	Alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő víz hőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	-40~5°C, fokozat: 1°C -10°C	
└ Időjárásfüggő hűtés beállítása						
7.7.2.2	[0-04]	Időjárásfüggő hűtés beállítása	Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő víz hőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, fokozat: 1°C 8°C	
7.7.2.2	[0-05]	Időjárásfüggő hűtés beállítása	Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő víz hőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	[9-07]~[9-08]°C, fokozat: 1°C 12°C	
7.7.2.2	[0-06]	Időjárásfüggő hűtés beállítása	Magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő víz hőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	25~43°C, fokozat: 1°C 35°C	
7.7.2.2	[0-07]	Időjárásfüggő hűtés beállítása	Alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő víz hőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	10~25°C, fokozat: 1°C 20°C	
Szerelési beállítások						
└ Rendszer elrendezése						
└ Normál						
A.2.1.1	[E-00]	Géptípus	R/O	0-5 0: Alacsony hőmérséklet felosztás		

(*1) *HB* (*2) *HV*
 (*3) *3V* (*4) *9W*
 (*5) *04/08*
 (*6) *11/16*

Helyszíni beállítások táblázata				Alapértelmezettől eltérően megadott szerelési beállítások		
Navigációs elem	Mezőkód	Beállítás neve	Tartomány, fokozat	Alapértelmezett érték	Dátum	Érték
A.2.1.2	[E-01]	Kompresszor típusa	R/O	0: 8 1: 16		
A.2.1.3	[E-02]	Belt. szoftver típus	R/O	0: 1. típus 1: 2. típus		
A.2.1.4	[E-03]	Kiegészítő fűtőelem fokozat	R/O	0: Nincs kieg. fűt 1: 1 fokozat 2: 2 fokozat		
A.2.1.5	[6-0D]	Kieg. fűt. típusa	R/W	0: 1P,(1/2) 1: 1P,(1/1+2) 2: 3P,(1/2) 3: 3P,(1/1+2) (*3) 4: 3PN,(1/2) 5: 3PN,(1/1+2) (*4)		
A.2.1.6	[D-01]	Kedvezm. kWh díjszabás	R/W	0: Nem 1: Aktív nyitott 2: Aktív zárt		
A.2.1.7	[C-07]	Gép vezérlés	R/W	0: Kil. vízhőm-vez 1: Kül. SZT-vez. 2: SzobTerm-vezérl		
A.2.1.8	[7-02]	kilépő vízhőm.-zónák száma	R/W	0: 1 vízhőm. zóna 1: 2 vízhőm. zóna		
A.2.1.9	[F-0D]	Szivattyú üzemmód	R/W	0: Folyamatos 1: Minta 2: Kérés		
A.2.1.A	[E-04]	Energiatak. lehetséges	R/O	0: Nem 1: Igen		
A.2.1.B		Vezérlő helye	R/W	0: Egységnél 1: Szobában		
Opciók						
A.2.2.1	[E-05]	HMV-üzemmód	R/W	0: Nem (*1) 1: Igen (*2)		
A.2.2.3	[E-07]	HMVtartálytípus	R/W	0-6 0: 1. típus (*1) 1: 2. típus (*2)		
A.2.2.4	[C-05]	Fő kapcsolattípus	R/W	1: Fűtés BE/KI 2: Hűt/Fűt kérés		
A.2.2.5	[C-06]	Kieg Kapcs tip	R/W	1: Fűtés BE/KI 2: Hűt/Fűt kérés		
A.2.2.6.1	[C-02]	Digitális KI/BE jel panel	Küls ráseg.fűtő	R/W	0: Nem 1: Bivalens 2: - 3: -	
A.2.2.6.2	[D-07]	Digitális KI/BE jel panel	Szolárkészlet	R/W	0: Nem 1: Igen	
A.2.2.6.3	[C-09]	Digitális KI/BE jel panel	Riasztás kimenete	R/W	0: Által. nyitva 1: Normál zárt	
A.2.2.6.4	[F-04]	Digitális KI/BE jel panel	Alaplemezfűtés	R/W	0: Nem 1: Igen	
A.2.2.7	[D-04]	Kommunikációs PCB-panel		R/W	0: Nem 1: Energiaf.-vez.	
A.2.2.8	[D-08]	1. külső kWh-mérő		R/W	0: Nem 1: 0,1 imp./kWh 2: 1 imp./kWh 3: 10 imp./kWh 4: 100 imp./kWh 5: 1000 imp./kWh	
A.2.2.9	[D-09]	2. külső kWh-mérő		R/W	0: Nem 1: 0,1 imp./kWh 2: 1 imp./kWh 3: 10 imp./kWh 4: 100 imp./kWh 5: 1000 imp./kWh	
A.2.2.A	[D-02]	HMV-szivattyú		R/W	0: Nem 1: Másod. visszat. 2: Fertőt. megker.	
A.2.2.B	[C-08]	Külső érzékelő		R/W	0: Nem 1: Kült. érzékelő 2: Szobai érzékelő	
A.2.2.D	[E-0B]	Kétzóna szett	Van kétzóna szett beépítve?	R/O	0: Nem (#)	
Teljesítmények						
A.2.3.1	[6-02]	Segédűtőelem		R/W	0-10kW, fokozat: 0,2kW 0kW	
A.2.3.2	[6-03]	K. fűtőe.: 1. fok.		R/W	0-10kW, fokozat: 0,2kW 3kW	
A.2.3.3	[6-04]	K. fűtőe.: 2. fok.		R/W	0-10kW, fokozat: 0,2kW 0kW (*3) 6kW (*4)	
A.2.3.6	[6-07]	Alaplemezfűtés		R/W	0-200W, fokozat: 10W 0W	
Helyiség üzemmód						
Kilépő vízhőmérsékli beállításai						
Fő						
A.3.1.1.1		Kilépő víz célhőmérs.		R/W	0: Absz 1: Időjárásfüggő 2: Absz + prgzott 3: Id.függő+progr	
A.3.1.1.2.1	[9-01]	Hőmérséklet-tartomány	Minimum hőm. (fűtés)	R/W	15-37°C, fokozat: 1°C 25°C	
A.3.1.1.2.2	[9-00]	Hőmérséklet-tartomány	Maximum hőm. (fűtés)	R/W	37-a kültéri egységtől függően, fokozat: 1°C 55°C	
A.3.1.1.2.3	[9-03]	Hőmérséklet-tartomány	Minimum hőm. (hűtés)	R/W	5-18°C, fokozat: 1°C 5°C	
A.3.1.1.2.4	[9-02]	Hőmérséklet-tartomány	Maximum hőm. (hűtés)	R/W	18-22°C, fokozat: 1°C 22°C	
A.3.1.1.5	[8-05]	Szabályozott Kilépő víz		R/W	0: Nem 1: Igen	
A.3.1.1.6.1	[F-0B]	Elzárószelep	Fűtés Be/KI	R/W	0: Nem 1: Igen	
A.3.1.1.6.2	[F-0C]	Elzárószelep	Hűtés	R/W	0: Nem 1: Igen	
A.3.1.1.7	[9-0B]	Kibocsátó típusa		R/W	0: Gyors 1: Lassú	

(*1) *HB* (*2) *HV* _

(*3) *3V* (*4) *9W* _

(*5) *04/08* _

(*6) *11/16*

(#) A beállítás ennél az egységnél NEM alkalmazható.

4P383508-1 - 2015.01

Helyszíni beállítások táblázata					Alapértelmezettől eltérően megadott szerelési beállítások	
Navigációs elem	Mezőkód	Beállítás neve		Tartomány, fokozat	Dátum	Érték
Alapértelmezett érték						
Kiegészítő						
A.3.1.2.1		Kilépő víz célhőmérs.		R/W		0: Absz 1: Időjárásfüggő 2: Absz + prgzott 3: Id.függő+progr
A.3.1.2.2.1	[9-05]	Hőmérséklet-tartomány	Minimum hőm. (fűtés)	R/W		15-37°C, fokozat: 1°C 25°C
A.3.1.2.2.2	[9-06]	Hőmérséklet-tartomány	Maximum hőm. (fűtés)	R/W		37-a kültéri egységtől függően, fokozat: 1°C 55°C
A.3.1.2.2.3	[9-07]	Hőmérséklet-tartomány	Minimum hőm. (hűtés)	R/W		5-18°C, fokozat: 1°C 5°C
A.3.1.2.2.4	[9-08]	Hőmérséklet-tartomány	Maximum hőm. (hűtés)	R/W		18-22°C, fokozat: 1°C 22°C
Vizhőfok lépcső hőtermelő						
A.3.1.3.1	[9-09]	Fűtés		R/W		3-10°C, fokozat: 1°C 5°C
A.3.1.3.2	[9-0A]	Hűtés		R/W		3-10°C, fokozat: 1°C 5°C
Szobatermosztát						
A.3.2.1.1	[3-07]	Szobahőmérséklet-tartomány	Minimum hőm. (fűtés)	R/W		12-18°C, fokozat: A.3.2.4 12°C
A.3.2.1.2	[3-06]	Szobahőmérséklet-tartomány	Maximum hőm. (fűtés)	R/W		18-30°C, fokozat: A.3.2.4 30°C
A.3.2.1.3	[3-09]	Szobahőmérséklet-tartomány	Minimum hőm. (hűtés)	R/W		15-25°C, fokozat: A.3.2.4 15°C
A.3.2.1.4	[3-08]	Szobahőmérséklet-tartomány	Maximum hőm. (hűtés)	R/W		25-35°C, fokozat: A.3.2.4 35°C
A.3.2.2	[2-0A]	Szobahőmérséklet-eltolás		R/W		-5-5°C, fokozat: 0,5°C 0°C
A.3.2.3	[2-09]	Kül. szobaérz. elt.		R/W		-5-5°C, fokozat: 0,5°C 0°C
A.3.2.4		Szobahőm. fokozat		R/W		0: 0,5 °C 1: 1 °C
Működési tartomány						
A.3.3.1	[4-02]	Térf. kikapcs. hőm.		R/W		14-25°C, fokozat: 1°C 25°C (*5) 14-35°C, fokozat: 1°C 35°C (*6)
A.3.3.2	[F-01]	Térfűt. bekap. hőm.		R/W		10-35°C, fokozat: 1°C 20°C
Használati melegvíz (HMV)						
Típus						
A.4.1	[6-0D]			R/W		0: Csak újrameleg. 1: Újrameleg.+prg. 2: Csak prg.
Fertőtlenítés						
A.4.4.1	[2-01]	Fertőtlenítés		R/W		0: Nem 1: Igen
A.4.4.2	[2-00]	Üzemmod napja		R/W		0: Minden nap 1: Hétfő 2: Kedd 3: Szerda 4: Csütörtök 5: Péntek 6: Szombat 7: Vasárnap
A.4.4.3	[2-02]	Elindulás ideje		R/W		0-23 óra, fokozat: 1 óra 23
A.4.4.4	[2-03]	Célhőmérséklet		R/W		[E-07]≠1 : 55-80°C, fokozat: 5°C 70°C [E-07]=1 : 60°C 60°C
A.4.4.5	[2-04]	Időtartam		R/W		[E-07]≠1 : 5-60 perc, fokozat: 5 perc 10 perc [E-07]=1 : 40-60 perc, fokozat: 5 perc 40 perc
Max. beáll. pont						
A.4.5	[6-0E]			R/W		[E-07]≠1 : 40-80°C, fokozat: 1°C 60°C [E-07]=1 : 40-60°C, fokozat: 1°C 60°C
Tároló SP komf						
A.4.6				R/W		0: Absz 1: Időjárásfüggő
Időjárásfüggő görbe						
A.4.7	[0-0B]	Időjárásfüggő görbe	Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe.	R/W		35-[6-0E]°C, fokozat: 1°C 50°C
A.4.7	[0-0C]	Időjárásfüggő görbe	Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe.	R/W		45-[6-0E]°C, fokozat: 1°C 60°C
A.4.7	[0-0D]	Időjárásfüggő görbe	Magas környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe.	R/W		10-25°C, fokozat: 1°C 15°C
A.4.7	[0-0E]	Időjárásfüggő görbe	Alacsony környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe.	R/W		-40-5°C, fokozat: 1°C -10°C
Hőforrások						
Kiegészítő fűtőelem						
A.5.1.1	[4-00]	Üzemmod		R/W		0: Letiltva 1: Engedélyezett 2: Csak HMV
A.5.1.2		Fűtőérték		R/W		0: Kézi 1: Automatikus
A.5.1.3	[4-07]	Küls kieg fűt 2 f enged.		R/W		0: Nem 1: Igen
A.5.1.4	[5-01]	Egyensúlyi hőm.		R/W		-15-35°C, fokozat: 1°C 0°C
Rendszerüzemeltetés						
Automatikus újraindítás						
A.6.1	[3-00]			R/W		0: Nem 1: Igen
Kedvezm. kWh díjszabás						

(*1) *HB* (*2) *HV*
 (*3) *3V* (*4) *9W*
 (*5) *04/08*
 (*6) *11/16*

Helyszíni beállítások táblázata				Alapértelmezettől eltérően megadott szerelői beállítások		
Navigációs elem	Mezőkód	Beállítás neve	Tartomány, fokozat	Alapértelmezett érték	Dátum	Érték
A.6.2.1	[D-00]	Megeng. Fűtő	R/W	0: Nincs 1: Csak segédűtő 2: Csak kieg. fűt. 3: Minden fűtőelem		
A.6.2.2	[D-05]	Kénysz. sziv. Kl	R/W	0: Kénysz.kikapcs. 1: Mint normál		
└─ Energiafogyasztás-vezérlő						
A.6.3.1	[4-08]	Mód	R/W	0: Nincs korl. 1: Folyamatos 2: Digit. bem.		
A.6.3.2	[4-09]	Típus	R/W	0: Jelenlegi 1: Teljesítmény		
A.6.3.3	[5-05]	Amper érték	R/W	0-50 A, fokozat: 1 A 50 A		
A.6.3.4	[5-09]	kW érték	R/W	0-20 kW, fokozat: 0,5 kW 20 kW		
A.6.3.5.1	[5-05]	Digitális bemenet Amper-korlát	Digit. bem.1-korlát	R/W	0-50 A, fokozat: 1 A 50 A	
A.6.3.5.2	[5-06]	Digitális bemenet Amper-korlát	Digit. bem.2-korlát	R/W	0-50 A, fokozat: 1 A 50 A	
A.6.3.5.3	[5-07]	Digitális bemenet Amper-korlát	DI3-korlát	R/W	0-50 A, fokozat: 1 A 50 A	
A.6.3.5.4	[5-08]	Digitális bemenet Amper-korlát	Digit. bem.4-korlát	R/W	0-50 A, fokozat: 1 A 50 A	
A.6.3.6.1	[5-09]	Digitális bemenet kW-korlát	Digit. bem.1-korlát	R/W	0-20 kW, fokozat: 0,5 kW 20 kW	
A.6.3.6.2	[5-0A]	Digitális bemenet kW-korlát	Digit. bem.2-korlát	R/W	0-20 kW, fokozat: 0,5 kW 20 kW	
A.6.3.6.3	[5-0B]	Digitális bemenet kW-korlát	DI3-korlát	R/W	0-20 kW, fokozat: 0,5 kW 20 kW	
A.6.3.6.4	[5-0C]	Digitális bemenet kW-korlát	Digit. bem.4-korlát	R/W	0-20 kW, fokozat: 0,5 kW 20 kW	
A.6.3.7	[4-01]	Elsőbbség	R/W	0: Nincs 1: Segédűtő 2: Tartalék fűtőelem		
└─ Átlagolási idő						
A.6.4	[1-0A]		R/W	0: Nincs átlagolás 1: 12 óra 2: 24 óra 3: 48 óra 4: 72 óra		
└─ Kül. kör. érzék. elt.						
A.6.5	[2-0B]		R/W	-5-5°C, fokozat: 0,5°C 0°C		
└─ kazán haték.						
A.6.A	[7-05]		R/W	0: Nagyon magas 1: Magas 2: Közepes 3: Alacsony 4: Nagyon alacsony		
└─ Beállítások áttekintése						
A.8	[0-00]	Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	[9-05]-perc(45,[9-06])°C, fokozat: 1°C 35°C		
A.8	[0-01]	Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	[9-05]-[9-06]°C, fokozat: 1°C 45°C		
A.8	[0-02]	Magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	10-25°C, fokozat: 1°C 15°C		
A.8	[0-03]	Alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	-40-5°C, fokozat: 1°C -10°C		
A.8	[0-04]	Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	[9-07]-[9-08]°C, fokozat: 1°C 8°C		
A.8	[0-05]	Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	[9-07]-[9-08]°C, fokozat: 1°C 12°C		
A.8	[0-06]	Magas környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	25-43°C, fokozat: 1°C 35°C		
A.8	[0-07]	Alacsony környezeti hőmérséklet, kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	10-25°C, fokozat: 1°C 20°C		
A.8	[0-0B]	Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe.	R/W	35-[6-0E]°C, fokozat: 1°C 50°C		
A.8	[0-0C]	Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe.	R/W	45-[6-0E]°C, fokozat: 1°C 60°C		
A.8	[0-0D]	Magas környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe.	R/W	10-25°C, fokozat: 1°C 15°C		
A.8	[0-0E]	Alacsony környezeti hőmérséklet, HMV IF görbe.	R/W	-40-5°C, fokozat: 1°C -10°C		
A.8	[1-00]	Alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	-40-5°C, fokozat: 1°C -10°C		
A.8	[1-01]	Magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	10-25°C, fokozat: 1°C 15°C		
A.8	[1-02]	Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	[9-01]-[9-00], fokozat: 1°C 35°C		
A.8	[1-03]	Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, fűtési IF görbe.	R/W	[9-01]-perc(45, [9-00])°C, fokozat: 1°C 25°C		
A.8	[1-04]	A fő kilépő vízhőmérsékleti zóna időjárásfüggő hűtése.	R/W	0: Letiltva 1: Engedélyezett		
A.8	[1-05]	A kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna időjárásfüggő hűtése	R/W	0: Letiltva 1: Engedélyezett		
A.8	[1-06]	Alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	10-25°C, fokozat: 1°C 20°C		
A.8	[1-07]	Magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	25-43°C, fokozat: 1°C 35°C		
A.8	[1-08]	Kilépő víz érték, alacsony környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	[9-03]-[9-02]°C, fokozat: 1°C 22°C		
A.8	[1-09]	Kilépő víz érték, magas környezeti hőmérséklet, fő kilépő vízhőmérsékleti zóna, hűtési IF görbe.	R/W	[9-03]-[9-02]°C, fokozat: 1°C 18°C		
A.8	[1-0A]	Mennyi a kültéri hőmérséklet átlagolási ideje?	R/W	0: Nincs átlagolás 1: 12 óra 2: 24 óra 3: 48 óra 4: 72 óra		
A.8	[1-0B]	--		5		
A.8	[1-0C]	--		5		
A.8	[1-0D]	--		5		

(*1) *HB*(*2) *HV*_

(*3) *3V_(*4) *9W_

(*5) *04/08*_

(*6) *11/16*

(#) A beállítás ennél az egységnél NEM alkalmazható.

4P383508-1 - 2015.01

Helyszíni beállítások táblázata				Alapértelmezéssel eltérően megadott szerelvény beállítások	
Navigációs elem	Mezőkód	Beállítás neve	Tartomány, fokozat	Dátum	Érték
			Alapértelmezett érték		
A.8	[1-0E]	--			5
A.8	[2-00]	Mikor kívánja végrehajtani a fertőtlenítés funkciót?	R/W		0: Minden nap 1: Hétfő 2: Kedd 3: Szerda 4: Csütörtök 5: Péntek 6: Szombat 7: Vasárnap
A.8	[2-01]	Kívánja végrehajtani a fertőtlenítés funkciót?	R/W		0: Nem 1: Igen
A.8	[2-02]	Mikor kívánja elindítani a fertőtlenítés funkciót?	R/W		0-23 óra, fokozat: 1 óra 23
A.8	[2-03]	Mekkora a fertőtlenítési célhőmérséklet?	R/W		[E-07]#1 : 55-80°C, fokozat: 5°C 70°C [E-07]=1 : 60°C 60°C
A.8	[2-04]	Mennyi ideig legyen fenntartva a tartályhőmérséklet?	R/W		[E-07]#1: 5-60 perc, fokozat: 5 perc 10 perc [E-07]=1: 40-60 perc, fokozat: 5 perc 40 perc
A.8	[2-05]	Szoba fagymentesítési hőmérséklete	R/W		4-16°C, fokozat: 1°C 12°C
A.8	[2-06]	Szobai fagyvédelem	R/W		0: Letiltva 1: Engedélyezett
A.8	[2-09]	Az eltolás beállítása a mért szobahőmérsékleten	R/W		-5-5°C, fokozat: 0,5°C 0°C
A.8	[2-0A]	Az eltolás beállítása a mért szobahőmérsékleten	R/W		-5-5°C, fokozat: 0,5°C 0°C
A.8	[2-0B]	Mennyi a szükséges eltolás a mért kültéri hőmérsékleten?	R/W		-5-5°C, fokozat: 0,5°C 0°C
A.8	[3-00]	Engedélyezett a berendezés automatikus újraindulása?	R/W		0: Nem 1: Igen
A.8	[3-01]	--			0
A.8	[3-02]	--			1
A.8	[3-03]	--			4
A.8	[3-04]	--			2
A.8	[3-05]	--			1
A.8	[3-06]	Mekkora a maximum kívánt szobahőmérséklet fűtés esetén?	R/W		18-30°C, fokozat: A.3.2.4 30°C
A.8	[3-07]	Mekkora a minimum kívánt szobahőmérséklet fűtés esetén?	R/W		12-18°C, fokozat: A.3.2.4 12°C
A.8	[3-08]	Mekkora a maximum kívánt szobahőmérséklet hűtés esetén?	R/W		25-35°C, fokozat: A.3.2.4 35°C
A.8	[3-09]	Mekkora a minimum kívánt szobahőmérséklet hűtés esetén?	R/W		15-25°C, fokozat: A.3.2.4 15°C
A.8	[4-00]	Mi az elektromos ráségitő fűtés üzemmódja?	R/W		0: Letiltva 1: Engedélyezett 2: Csak HMV
A.8	[4-01]	Melyik elektromos fűtőelem kapjon elsőbbséget?	R/W		0: Nincs 1: Segédűtő 2: Tartalék fűtőelem
A.8	[4-02]	Mekkora kültéri hőmérséklet alatt engedélyezett a fűtés?	R/W		14-35°C, fokozat: 1°C 25°C (*5) 14-35°C, fokozat: 1°C 35°C (*6)
A.8	[4-03]	A segédűtőelem működési jogosultsága.	R/W		0: Korlátozott 1: Nincs korlátozás 2: Legoptimálisabb 3: Optimális
A.8	[4-04]	--			2
A.8	[4-05]	--			0
A.8	[4-06]	-- (Ezt az értéket ne módosítsa)			0/1
A.8	[4-07]	Engedélyezi aziegészítő fűtés második fokozatát?	R/W		0: Nem 1: Igen
A.8	[4-08]	Mely áramforrás-korlát. mód szükséges a rendszerben?	R/W		0: Nincs korl. 1: Folyamatos 2: Digit. bem.
A.8	[4-09]	Mely. áramforrás-korlát. típus szükséges?	R/W		0: Jelenlegi 1: Teljesítmény
A.8	[4-0A]	--			0
A.8	[4-0B]	Automatikus hűtés/fűtés váltás hiszterézise.	R/W		1-10°C, fokozat: 0,5°C 1°C
A.8	[4-0D]	Automatikus hűtés/fűtés váltás eltolása.	R/W		1-10°C, fokozat: 0,5°C 3°C
A.8	[5-00]	Térfűtési üzemben engedélyezett a kiegészítő fűtőelem működése az egyensúlyi hőmérséklet fölött?	R/W		0: Engedélyezett 1: Nem engedélyezett
A.8	[5-01]	Mekkora az egyensúlyi hőmérséklet az épület esetében?	R/W		-15-35°C, fokozat: 1°C 0°C
A.8	[5-02]	Térfűtés elsőbbsége.	R/W		0: Letiltva [E-07]#1 1: Engedélyezett [E-07]=1
A.8	[5-03]	Térfűtés elsőbbségi hőmérséklete.	R/W		-15-35°C, fokozat: 1°C 0°C
A.8	[5-04]	A használati meleg víz célhőmérsékletének korrekciója.	R/W		0-20°C, fokozat: 1°C 10°C
A.8	[5-05]	Mi a kért korlát digitális bemenet 1 esetén?	R/W		0-50 A, fokozat: 1 A 50 A
A.8	[5-06]	Mi a kért korlát digitális bemenet 2 esetén?	R/W		0-50 A, fokozat: 1 A 50 A
A.8	[5-07]	Mi a kért korlát digitális bemenet 3 esetén?	R/W		0-50 A, fokozat: 1 A 50 A
A.8	[5-08]	Mi a kért korlát digitális bemenet 4 esetén?	R/W		0-50 A, fokozat: 1 A 50 A
A.8	[5-09]	Mi a kért korlát digitális bemenet 1 esetén?	R/W		0-20 kW, fokozat: 0,5 kW 20 kW
A.8	[5-0A]	Mi a kért korlát digitális bemenet 2 esetén?	R/W		0-20 kW, fokozat: 0,5 kW 20 kW
A.8	[5-0B]	Mi a kért korlát digitális bemenet 3 esetén?	R/W		0-20 kW, fokozat: 0,5 kW 20 kW
A.8	[5-0C]	Mi a kért korlát digitális bemenet 4 esetén?	R/W		0-20 kW, fokozat: 0,5 kW 20 kW

(*1) *HB* (*2) *HV*
 (*3) *3V* (*4) *9W*
 (*5) *04/08*
 (*6) *11/16*

Helyszíni beállítások táblázata					Alapértelmezettől eltérően megadott szerelői beállítások	
Navigációs elem	Mezőkód	Beállítás neve	Tartomány, fokozat	Alapértelmezett érték	Dátum	Érték
A.8	[5-0D]	Mi a használt kiegészítő fűtőrendszer típusa?	R/W	0: 1P,(1/2) 1: 1P,(1/1+2) 2: 3P,(1/2) 3: 3P,(1/1+2) (*3) 4: 3PN,(1/2) 5: 3PN,(1/1+2) (*4)		
A.8	[5-0E]	--		1		
A.8	[6-00]	A hőszivattyú BE hőmérsékletét meghatározó hőmérséklet-különbség.	R/W	2-20°C, fokozat: 1°C 2°C		
A.8	[6-01]	A hőszivattyú KI hőmérsékletét meghatározó hőmérséklet-különbség.	R/W	0-10°C, fokozat: 1°C 2°C		
A.8	[6-02]	Mekkora a teljesítménye a tartalék fűtőelemnek?	R/W	0-10kW, fokozat: 0,2kW 0kW		
A.8	[6-03]	Mekkora a teljesítménye az kiegészítő fűtőelem 1.fok. ának?	R/W	0-10kW, fokozat: 0,2kW 3kW		
A.8	[6-04]	Mekkora a teljesítménye az kiegészítő fűtőelem 2.fok. ának?	R/W	0-10kW, fokozat: 0,2kW 0kW (*3) 6kW (*4)		
A.8	[6-05]	--		0		
A.8	[6-06]	--		0		
A.8	[6-07]	Mekkora a teljesítménye az alapelemez fűtésnek?	R/W	0-200W, fokozat: 10W 0W		
A.8	[6-08]	Milyen hiszterézist használ az újramelegítés üzemmódhoz?	R/W	2-20°C, fokozat: 1°C 10°C		
A.8	[6-09]	--		0		
A.8	[6-0A]	Mekkora a kívánt kényelmi betárolási hőmérséklet?	R/W	30-[6-0E]°C, fokozat: 1°C 60°C		
A.8	[6-0B]	Mekkora a kívánt gazdaságos betárolási hőmérséklet?	R/W	30-perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C 45°C		
A.8	[6-0C]	Mekkora a kívánt újramelegítési hőmérséklet?	R/W	30-perc(50, [6-0E])°C, fokozat: 1°C 45°C		
A.8	[6-0D]	Mi a kívánt célhőmérséklet mód a használati melegvízre?	R/W	0: Csak újrameleg. 1: Újrameleg.+prg. 2: Csak prg.		
A.8	[6-0E]	Mi a maximum célhőmérséklet?	R/W	[E-07]#1 : 40-80°C, fokozat: 1°C 60°C [E-07]=1 : 40-60°C, fokozat: 1°C 60°C		
A.8	[7-00]	A használati meleg víz segéd fűtőelemének túllépési hőmérséklete.	R/W	0-4°C, fokozat: 1°C 0°C		
A.8	[7-01]	A használati meleg víz segéd fűtőelemének hiszterézise.	R/W	2-40°C, fokozat: 1°C 2°C		
A.8	[7-02]	Hány különböző kilépő víz hőmérséklet zóna szükséges?	R/W	0: 1 víz hőm. zóna 1: 2 víz hőm. zóna		
A.8	[7-03]	--		2,5		
A.8	[7-04]	--		0		
A.8	[7-05]	kazán haték.	R/W	0: Nagyon magas 1: Magas 2: Közepes 3: Alacsony 4: Nagyon alacsony		
A.8	[8-00]	--		1 perc		
A.8	[8-01]	A használati meleg víz előállításának legnagyobb működési ideje.	R/W	5-95 perc, fokozat: 5 perc 30 perc		
A.8	[8-02]	Ciklusok közötti időtartam.	R/W	0-10 óra, fokozat: 0,5 óra 0,5 óra [E-07]=1 3 óra [E-07]#1		
A.8	[8-03]	Segéd fűtőelem késleltetési időzítője.	R/W	20-95 perc, fokozat: 5 perc 50 perc		
A.8	[8-04]	A maximális futási idő kiegészítő futási ideje.	R/W	0-95 perc, fokozat: 5 perc 95 perc		
A.8	[8-05]	Enged időjárásfüggő előremenő haszn.-át a szoba vezérléséhez?	R/W	0: Nem 1: Igen		
A.8	[8-06]	A kilépő víz hőmérséklet maximális szabályozása.	R/W	0-10°C, fokozat: 1°C 3°C		
A.8	[8-07]	Mekkora a kívánt kényelmi fő kilépő víz hőmérséklet hűtésben?	R/W	[9-03]-[9-02], fokozat: 1°C 18°C		
A.8	[8-08]	Mekkora a kívánt gazdaságos fő kilépő víz hőmérséklet hűtésben?	R/W	[9-03]-[9-02], fokozat: 1°C 20°C		
A.8	[8-09]	Mekkora a kívánt kényelmi fő kilépő víz hőmérséklet fűtésben?	R/W	[9-01]-[9-00], fokozat: 1°C 35°C		
A.8	[8-0A]	Mekkora a kívánt gazdaságos fő kilépő víz hőmérséklet fűtésben?	R/W	[9-01]-[9-00], fokozat: 1°C 33°C		
A.8	[8-0B]	--		13		
A.8	[8-0C]	--		10		
A.8	[8-0D]	--		16		
A.8	[9-00]	Mekkora a maximum kívánt kilépő víz hőm. a fő zónában fűtésben?	R/W	37-a kültéri egységtől függően, fokozat: 1°C 55°C		
A.8	[9-01]	Mekkora a minimum kívánt kilépő víz hőmérséklet a fő zónában fűtés esetén?	R/W	15-37°C, fokozat: 1°C 25°C		
A.8	[9-02]	Mekkora a maximum kívánt kilépő víz hőm. a fő zónában hűtésben?	R/W	18-22°C, fokozat: 1°C 22°C		
A.8	[9-03]	Mekkora a minimum kívánt kilépő víz hőmérséklet a fő zónában hűtés esetén?	R/W	5-18°C, fokozat: 1°C 5°C		
A.8	[9-04]	A kilépő víz hőmérséklet túllépési hőmérséklete.	R/W	1-4°C, fokozat: 1°C 1°C		
A.8	[9-05]	Mekkora a minimum kívánt kilépő víz hőmérséklet a kiegészítő zónában fűtés esetén?	R/W	15-37°C, fokozat: 1°C 25°C		
A.8	[9-06]	Mekkora a maximum kívánt kilépő víz hőm a kiegészítő zónában fűtésben?	R/W	37-a kültéri egységtől függően, fokozat: 1°C 55°C		
A.8	[9-07]	Mekkora a minimum kívánt kilépő víz hőmérséklet a kiegészítő zónában hűtés esetén?	R/W	5-18°C, fokozat: 1°C 5°C		
A.8	[9-08]	Mekkora a maximum kívánt kilépő víz hőm a kiegészítő zónában hűtésben?	R/W	18-22°C, fokozat: 1°C 22°C		
A.8	[9-09]	Mi a kívánt hőmérséklet különbség fűtés esetében?	R/W	3-10°C, fokozat: 1°C 5°C		
A.8	[9-0A]	Mi a kívánt hőmérséklet különbség hűtés esetében?	R/W	3-10°C, fokozat: 1°C 5°C		
A.8	[9-0B]	Milyen hőleadó van csatlak. a fő kilépő víz hőm. zónához?	R/W	0: Gyors 1: Lassú		

(*1) *HB* (*2) *HV* _

(*3) *3V_ (*4) *9W_

(*5) *04/08* _

(*6) *11/16*

(#) A beállítás ennél az egységnél NEM alkalmazható.

4P383508-1 - 2015.01

Helyszíni beállítások táblázata				Alapértelmezettől eltérően megadott szerelői beállítások		
Navigációs elem	Mezőkód	Beállítás neve	Tartomány, fokozat	Alapértelmezett érték	Dátum	Érték
A.8	[9-0C]	Szobahőmérséklet hiszterézise.	R/W	1-6°C, fokozat: 0,5°C		
A.8	[9-0D]	Szivattyúsebesség korlátozása	R/W	0-8, fokozat: 1 0 : 100% 1-4 : 80-50% 5-8 : 80-50%		
A.8	[9-0E]	--		6		
A.8	[A-00]	--		0		
A.8	[A-01]	--		0 (*5) 3 (*6)		
A.8	[A-02]	--		0 (*5) 1 (*6)		
A.8	[A-03]	--		0		
A.8	[A-04]	--		0		
A.8	[B-00]	--		0		
A.8	[B-01]	--		0		
A.8	[B-02]	--		0		
A.8	[B-03]	--		0		
A.8	[B-04]	--		0		
A.8	[C-00]	Használati fűtővíz elsőbbsége.	R/W	0: Napkollektoros melegítés elsőbbsége 1: Hőszivattyú elsőbbsége		
A.8	[C-01]	--		0		
A.8	[C-02]	Van egyéb külső rásegítő fűtés csatlakoztatva?	R/W	0: Nem 1: Bivalens 2: - 3: -		
A.8	[C-03]	Bivalens aktiválás hőmérséklete.	R/W	-25-25°C, fokozat: 1°C		
A.8	[C-04]	Bivalens hiszterézis hőmérséklete.	R/W	2-10°C, fokozat: 1°C		
A.8	[C-05]	Mi a fűtési kérés kapcsolattípusa a fő zónára?	R/W	1: Fűtés BE/KI 2: Hűt/Fűt kérés		
A.8	[C-06]	Mi a fűtési kérés kapcsolattíp. a kieg. zónára?	R/W	0: - 1: Fűtés BE/KI 2: Hűt/Fűt kérés		
A.8	[C-07]	Mi az egységvezérlési mód a helyiség üzemmód esetében?	R/W	0: Kil. víz hő-vez. 1: Kül. SZT-vez. 2: SzobTerm-vezérl		
A.8	[C-08]	Milyen típusú külső érzékelő van beszerelve?	R/W	0: Nem 1: Kült. érzékelő 2: Szobai érzékelő		
A.8	[C-09]	Milyen a szükséges riasztási kimenet kapcsolattípus?	R/W	0: Által. nyitva 1: Normál zárt		
A.8	[C-0A]	--		0		
A.8	[C-0C]	Magas tarifás elektromos áram tizedesjegye (Ne használja)	R/W	0-7		
A.8	[C-0D]	Közepes tarifás elektromos áram tizedesjegye (Ne használja)	R/W	0-7		
A.8	[C-0E]	Alacsony tarifás elektromos áram tizedesjegye (Ne használja)	R/W	0-7		
A.8	[D-00]	Melyik fűtőegység enged., ha a kedv. kWh tápell. kikapcs.?	R/W	0: Nincs 1: Csak segédűtő 2: Csak kieg. fűt. 3: Minden fűtőelem		
A.8	[D-01]	A kedvezményes kWh díjszabású betáp kapcsolattípusa?	R/W	0: Nem 1: Aktív nyitott 2: Aktív zárt		
A.8	[D-02]	Milyen típusú HMV-szivattyú van beszerelve?	R/W	0: Nem 1: Másod. visszat. 2: Fertőt. megker.		
A.8	[D-03]	Kilépő víz hőmérséklet kompenzációs értéke körülbelül 0°C.	R/W	0: Letiltva 1: Engedélyezett, korrekció 2°C (-2-től eddig: 2°C) 2: Engedélyezett, korrekció 4°C (-2-től eddig: 2°C) 3: Engedélyezett, korrekció 2°C (-4-től eddig: 4°C) 4: Engedélyezett, korrekció 4°C (-4-től eddig: 4°C)		
A.8	[D-04]	Van kommunikációs panel csatlakoztatva?	R/W	0: Nem 1: Energiaf.-vez.		
A.8	[D-05]	Enged. szivattyú működése, ha a kedv. kWh tápell. kikapcs.?	R/W	0: Kénysz.kikapcs. 1: Mint normál		
A.8	[D-07]	Van szolárkészlet csatlakoztatva?	R/W	0: Nem 1: Igen		
A.8	[D-08]	Van külső kWh-mérő az energia méréséhez?	R/W	0: Nem 1: 0,1 imp./kWh 2: 1 imp./kWh 3: 10 imp./kWh 4: 100 imp./kWh 5: 1000 imp./kWh		
A.8	[D-09]	Van külső kWh-mérő az energia méréséhez?	R/W	0: Nem 1: 0,1 imp./kWh 2: 1 imp./kWh 3: 10 imp./kWh 4: 100 imp./kWh 5: 1000 imp./kWh		
A.8	[D-0A]	--		0		
A.8	[D-0B]	--		2		
A.8	[D-0C]	Mi az elektromos áram magas tarifája (Ne használja)	R/W	0-49		
A.8	[D-0D]	Mi az elektromos áram közepes tarifája (Ne használja)	R/W	0-49		
A.8	[D-0E]	Mi az elektromos áram alacsony tarifája (Ne használja)	R/W	0-49		
A.8	[E-00]	Milyen típusú egység van beszerelve?	R/O	0-5		
A.8	[E-01]	Milyen típusú kompresszor van beszerelve?	R/O	0: Alacsony hőmérséklet felosztás 0: 8 1: 16		
A.8	[E-02]	Mi a beltéri egység szoftverének típusa?	R/O	0: 1. típus 1: 2. típus		

(*1) *HB* (*2) *HV*
 (*3) *3V* (*4) *9W*
 (*5) *04/08*
 (*6) *11/16*

Helyszíni beállítások táblázata				Alapértelmezettől eltérően megadott szerelési beállítások	
Navigációs elem	Mezőkód	Beállítás neve	Tartomány, fokozat	Dátum	Érték
			Alapértelmezett érték		
A.8	[E-03]	Hány fokozatú az kiegészítő fűtés?	R/O		
				0: Nincs kieg. fűt	
				1: 1 fokozat	
				2: 2 fokozat	
A.8	[E-04]	Az energiatakarékosság funkció elérhető a kültéri egységen?	R/O		
				0: Nem	
				1: Igen	
A.8	[E-05]	Képes a rendszer használati melegvizet készíteni?	R/W		
				0: Nem (*1)	
				1: Igen (*2)	
A.8	[E-06]	Van HMV-tartály beszerelve a rendszerbe?	R/O		
				0: Nem	
				1: Igen	
A.8	[E-07]	Milyen típusú HMV-tartály van beszerelve?	R/W		
				0-6	
				0: 1. típus (*1)	
				1: 2. típus (*2)	
A.8	[E-08]	A kültéri egység energiatakarékos funkciója.	R/W		
				0: Letiltva (*6)	
				1: Engedélyezett (*5)	
A.8	[E-09]	--			
				0	
A.8	[E-0A]	--			
				0	
A.8	[E-0B]	Van kétzóna szett beépítve?	R/O		
				0 (#)	
A.8	[E-0C]	--			
				0	
A.8	[F-00]	Szivattyóműködés engedélyezett a tartományon kívül.	R/W		
				0: Letiltva	
				1: Engedélyezett	
A.8	[F-01]	Mekkora kültéri hőmérséklet felett engedélyezett a hűtés?	R/W		
				10-35°C, fokozat: 1°C	
				20°C	
A.8	[F-02]	Alaplemezfűtés bekapcsolási hőmérséklete.	R/W		
				3-10°C, fokozat: 1°C	
				3°C	
A.8	[F-03]	Alaplemezfűtés hiszterézise.	R/W		
				2-5°C, fokozat: 1°C	
				5°C	
A.8	[F-04]	Van alaplemezfűtés csatlakoztatva?	R/W		
				0: Nem	
				1: Igen	
A.8	[F-05]	--			
				0	
A.8	[F-06]	--			
				0	
A.8	[F-09]	Szivattyóműködés áramlási rendellenesség közben.	R/W		
				0: Letiltva	
				1: Engedélyezett	
A.8	[F-0A]	--			
				0	
A.8	[F-0B]	Elzárószelep zárva, ha a fűtés KI van kapcsolva?	R/W		
				0: Nem	
				1: Igen	
A.8	[F-0C]	Elzárószelep zárva hűtés közben?	R/W		
				0: Nem	
				1: Igen	
A.8	[F-0D]	Mi a szivattyú üzemmódja?	R/W		
				0: Folyamatos	
				1: Minta	
				2: Kérés	

(*1) *HB*_*2) *HV*_
 (*3) *3V*_*4) *9W*_
 (*5) *04/08*_
 (*6) *11/16*

(#) A beállítás ennél az egységnél NEM alkalmazható.

4P383508-1 - 2015.01