

DAIKIN

INVERTER

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER

Operation Manual



MODELS	FDXS25CVMB	FDKS25CVMB
	FDXS35CVMB	FDKS35CVMB
	CDXS50CVMB	CDKS50CVMB
	CDXS60CVMB	CDKS60CVMB



English

Deutsch

Français

Nederlands

Español

Italiano

Ελληνικά

Portugues

Русский

ÍNDICE

LER ANTES DA OPERAÇÃO

Precaução de segurança	2
Nomes das Peças	4
Preparação antes do Funcionamento	7

OPERAÇÃO

Operação AUTO · DESUMIDIFICAÇÃO · REFRIGERAÇÃO · AQUECIMENTO · VENTILAÇÃO	10
Funcionamento POTENTE	12
Funcionamento SILÊNCIO DA UNIDADE EXTERIOR	13
Funcionamento SAIR DE CASA	14
Funcionamento do Temporizador	16
Nota sobre Multi-Sistema	18

CUIDADOS

Limpeza e Cuidados	20
--------------------------	----

LOCALIZAÇÃO DE DEFEITOS

Localização de Defeitos	22
-------------------------------	----

Precaução de segurança

- Guarde este manual onde o operador possa encontrá-lo facilmente.
- Leia atentamente este manual antes de ligar a unidade.
- Por razões de segurança, o operador deve ler cuidadosamente as seguintes advertências.
- O presente manual classifica as precauções em ADVERTÊNCIA e PRECAUÇÃO. Certifique-se de cumprir todas as precauções apresentadas a seguir: são todas importantes para garantir a segurança.

ADVERTÊNCIA

Se não cumprir exactamente as presentes instruções, a unidade pode provocar danos materiais, ferimentos ou a morte.

PRECAUÇÃO

Se não cumprir exactamente as presentes instruções, a unidade pode provocar danos materiais de pequena monta ou ferimentos.

 Nunca faça.

 Ligue o ar condicionado à terra.

 Nunca toque no ar condicionado (incluindo o controlador remoto) com a mão molhada.

 Cumpra as seguintes instruções.

 Nunca faça com que o ar condicionado (incluindo o controlador remoto) fique molhado.

ADVERTÊNCIA

- Para evitar incêndios, explosões ou ferimentos, não utilize a unidade se houver gases perigosos (inflamáveis ou corrosivos) perto da unidade. 
- Não é bom para a saúde expor o corpo ao caudal de ar durante muito tempo.
- Não coloque nenhum dedo, vara ou outros objectos na entrada ou saída de ar. Uma vez que a ventoinha roda a alta velocidade, provocará ferimentos.
- Não tente reparar, deslocar, alterar ou reinstalar sozinho o ar condicionado. O trabalho incorrecto provocará choques eléctricos.
Para reparações e reinstalação, consulte o concessionário Daikin para obter instruções e informações.

- O refrigerante utilizado no ar condicionado é seguro. Embora não devam ocorrer fugas, se, por alguma razão, houver fugas de refrigerante para o compartimento, certifique-se de que não entra em contacto com chamas ou aquecedores a gás, aquecedores a petróleo ou outros dispositivos a gás. 
- Se o ar condicionado não refrigerar (aquecer) de forma correcta, é possível que haja fugas de refrigerante, por isso, contacte o concessionário.
Ao realizar reparações e adicionar refrigerante, verifique o conteúdo das reparações com o pessoal de manutenção.
- Não tente instalar sozinho o ar condicionado. O trabalho incorrecto provocará fugas de água, choques eléctricos ou incêndio. Para instalação, consulte o concessionário ou um técnico habilitado.
- Para evitar choques eléctricos, incêndios ou ferimentos, no caso de detectar qualquer anomalia, como cheiro a queimado, interrompa o funcionamento e desligue o disjuntor. E peça instruções ao concessionário.

PRECAUÇÃO

- O ar condicionado deve ser ligado à terra. A ligação incompleta à terra poderá provocar choques eléctricos. Não ligue o fio de terra a tubos de gás, tubo de água, haste de pára-raios ou fio de terra do telefone. 
- Para evitar o agravamento da qualidade, não utilize a unidade para refrigerar instrumentos de precisão, alimentos, plantas, animais ou peças de arte. 
- Nunca exponha crianças, plantas ou animais directamente ao caudal de ar.
- Não coloque aparelhos que produzem chamas abertas em locais expostos ao caudal de ar proveniente da unidade ou debaixo da unidade interior. Poderá provocar a combustão incompleta ou deformação da unidade devido ao calor.
- Não tape entradas nem saídas. O caudal de ar obstruído poderá originar um funcionamento insuficiente ou problemas.

- Não suba nem se sente na unidade exterior. Para evitar ferimentos, não coloque nenhum objecto na unidade nem remova a protecção da ventoinha.
- Não coloque nada sob a unidade interior ou exterior que deve ficar afastado da humidade. Em certas condições, a humidade do ar poderá condensar-se e começar a pingar.
- Depois de uma utilização prolonga, verifique se o suporte e os acessórios da unidade apresentam danos.
- Não toque na entrada de ar e alhetas de alumínio da unidade exterior. Pode provocar ferimentos.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por crianças ou pessoas enfermas sem acompanhamento.
- As crianças devem ser acompanhadas para garantir que não brincam com o aparelho.

-
- Para evitar deficiências de oxigénio, ventile suficientemente a sala se for utilizado um equipamento com queimador em conjunto com o ar condicionado.
 - Antes de limpar, certifique-se de que interrompe a operação, desligue o disjuntor e retire o cabo de alimentação.
 - Não ligue o ar condicionado a uma fonte de alimentação diferente da especificada. Se o fizer, poderá provocar problemas ou incêndio.
 - Consoante o ambiente, deve ser instalado um disjuntor de terra. Se não instalar um disjuntor de ligação à terra poderá dar origem a choques eléctricos.
 - Disponha a mangueira de drenagem para garantir uma drenagem sem problemas. A drenagem incompleta poderá molhar o prédio, mobília, etc.
 - Não coloque coisas que devam estar secas sob a unidade interior. A unidade interior pode derramar água se a humidade relativa for de 80% ou superior, ou se a saída do dreno estiver entupida ou filtro de ar estiver sujo.



-
- Não utilize o ar condicionado com as mãos molhadas.



-
- Não lave a unidade interior com excesso de água, devendo utilizar somente um pano ligeiramente molhado.
 - Não coloque objectos, como vasos que contenham água, sobre a unidade. A água poderá penetrar na unidade e deteriorar os isolamentos eléctricos, provocando um choque eléctrico.



Local de Instalação.

- Para instalar o ar condicionado nos seguintes tipos de ambientes, consulte o seu revendedor.
 - Locais com um ambiente cheio de óleo ou onde ocorra vapor ou fuligem.
 - Ambientes onde haja muita maresia, como nas áreas costeiras.
 - Locais onde haja a ocorrência de gás sulfúrico como em fontes de águas minerais.
 - Locais onde a neve possa bloquear a unidade externa.

A drenagem da unidade externa deve ser despejada num lugar de bom escoamento.

Leve em consideração os seus vizinhos.

- Para instalação, escolha um local como o descrito abaixo.
 - Um lugar bastante sólido para agüentar o peso do aparelho e que não amplifique o ruído ou a vibração do seu funcionamento.
 - Um lugar de onde o ar que sai da unidade externa ou o barulho do funcionamento não cause aborrecimentos aos seus vizinhos.

Sistema eléctrico.


- Não deixe de usar um circuito eléctrico separado dedicado exclusivamente ao ar condicionado.

Deslocação do sistema.


- A deslocação do ar condicionado exige conhecimentos e técnicas especializadas. Consulte o concessionário se for necessário deslocar o aparelho por qualquer motivo.

Nomes das Peças

■ Unidade Interior



■ Unidade Exterior



■ Unidade Interior

1. Saída de ar

2. Grelha de saída de ar: (fornecida localmente)

- O aspecto da grelha de saída de ar e a grelha de entrada de ar pode ser diferente em certos modelos.

3. Mostrador, Painel de controlo

4. Grelha de sucção: (opção)

- O aspecto da grelha de sucção e a grelha de entrada de ar pode ser diferente em certos modelos.

5. Entrada de ar

6. Sensor da temperatura do compartimento:

- detecta a temperatura do ar à volta da unidade.

7. Lâmpada de Funcionamento (verde)

8. Lâmpada do TEMPORIZADOR (amarela):

(página 16.)

9. Luz SAIR DE CASA (rossa):

- Acende-se quando utiliza o funcionamento SAIR DE CASA. (página 14.)

10. Comando LIGAR/DESLIGAR a Unidade Interior:

- Prima uma vez este comando para iniciar a operação.
Prima mais uma vez para desligar.

- Este comando é útil se não houver controlador remoto.

- O modo de funcionamento encontra-se no quadro seguinte.

	Modo	Definição da temperatura	Velocidade do caudal de ar
F(C)DKS	REFRIG-ERAÇÃO	22°C	AUTO
F(C)DXS	AUTO	25°C	AUTO

■ Unidade Exterior

11. Entrada de ar: (Partes traseira e lateral)

12. Tubo de refrigeração e cabo da unidade de entrada

13. Mangueira de drenagem


O aspecto da unidade interior pode ser diferente em certos modelos.

14. Fio Terra:

- Encontra-se no interior desta tampa.

15. Saída de ar

■ Controlador Remoto



< ARC433A7, A8 >

1. Transmissor de sinal:

- Envia sinais para a unidade interior

2. Mostrador:

- Apresenta as definições correntes.
(Nesta ilustração, cada secção é mostrada juntamente com todos os seus mostradores ligados para fins de explicação.)

3. Botão SAIR DE CASA:

para funcionamento SAIR DE CASA (página 14.)

4. Botão POTENTE:

para funcionamento POTENTE (página 12.)

5. Botões de regulação da TEMPERATURA:

- Altera a definição de temperatura.

6. Botão LIGADO/DESLIGADO:

- Prima uma vez este botão para iniciar o funcionamento.
Prima outra vez para parar.

7. Botão selector do MODO:

- Selecciona o modo de funcionamento.
(AUTO/DESUMIDIFICAÇÃO/REFRIGERAÇÃO/AQUECIMENTO/VENTILAÇÃO) (página 10.)

8. Botão SILÊNCIO:

para funcionamento SILÊNCIO DA UNIDADE EXTERIOR (página 13.)

9. Botão de Definição do VENTILAÇÃO:

- Selecciona a definição do caudal de ar.

10. Botão LIGAR COM TEMPORIZADOR:

(página 17.)

11. Botão DESLIGAR COM TEMPORIZADOR:

(página 16.)

12. Botão de Definição do TEMPORIZADOR:

- Altera a definição da hora.

13. Botão CANCELAR TEMPORIZADOR:

- Cancela a definição do temporizador.


14. Botão HORA:

(página 9.)

Preparação antes do Funcionamento

■ Para definir as baterias

1. Aperte o  com o dedo e deslize a tampa de trás para retirá-la.
2. Coloque 2 baterias secas (AAA).
3. Ponha a tampa de trás no local apropriado.



ATENÇÃO


■ Sobre as pilhas

- Ao substituir as pilhas, utilize pilhas do mesmo tipo e substitua as duas gastas em conjunto.
- Se o sistema não for utilizado durante um período prolongado de tempo, retire as pilhas.
- Recomenda-se a substituição uma vez ao ano, embora devam ser substituídas por baterias alcalinas novas se o visor do controlador remoto começar a ficar esbatido ou a recepção enfraquecer. O tempo de vida útil é reduzido com a utilização de baterias de manganésio.
- As pilhas fornecidas destinam-se à utilização inicial do sistema.
O período de vida das baterias pode ser curto, dependendo da data em que o ar condicionado for fabricado.

Preparação antes do Funcionamento

■ Para utilizar o controlador remoto

- Para usar o controle remoto, vise o transmissor da unidade interior. Se existir algo que bloqueie os sinais entre a unidade e o controle remoto, como por exemplo uma cortina, o aparelho não funciona.
- Não deixe cair o controle remoto. E não o deixe se molhar.
- A distância máxima para comunicação é de cerca de 4 m.



■ Para prender o suporte do controle remoto na parede

1. Escolha um local de onde os sinais possam atingir o aparelho.
2. Prenda o suporte numa parede, numa pilastra, etc. com os parafusos fornecidos com o suporte.
3. Coloque o controlador remoto no respectivo suporte.



- Para retirar, puxe-o para cima.

ATENÇÃO

■ Sobre o controlador remoto

- Nunca exponha o controle remoto à luz direta do sol.
- Poeira no transmissor de sinal ou no receptor reduz a sensibilidade. Limpe a poeira com um pano macio.
- O sinal de comunicação pode se tornar deficiente se houver um lâmpada fluorescente do tipo de interruptor eletrônico (como as lâmpadas do tipo invertido) no cômodo. Se este for o caso, consulte o seu revendedor.
- Se os sinais do controle remoto fizerem funcionar outro aparelho, coloque esse aparelho em outro local, ou consulte o seu revendedor.

■ Para definir a hora

1. Prima o botão “HORA”.

É visualizado 0:00.

⌚ pisca.

2. Prima o botão de definição “TEMPORIZADOR” para acertar o relógio à hora actual.


Carregando no botão “▲” ou no botão “▼”, aumenta ou diminui rapidamente o mostrador das horas.

3. Prima o botão “HORA”.

⌚ pisca.

■ Ligue o disjuntor

- Ao LIGAR o disjuntor, as alhetas abrem-se e, de seguida, fecham-se. (Isto é um procedimento normal.)



NOTA

■ Dicas para poupar energia

- Tenha em atenção para não arrefecer (aquecer) em demasiado o compartimento. Mantendo a definição da temperatura a um nível moderado ajuda a poupar energia.
- Tape as janelas com um estore ou uma cortina. Evitar os raios solares e o ar do exterior aumenta o efeito de refrigeração (aquecimento).

Definição recomendada da temperatura

Para a refrigeração: 26°C – 28°C
Para o aquecimento: 20°C – 24°C

- Os filtros do ar obstruídos causam uma operação ineficaz e gastam energia. Limpe-os uma vez em cada duas semanas.

■ Nota

- O ar condicionado consome sempre 15-35 watts de energia, mesmo quando não está em funcionamento.
- Caso não vá utilizar o ar condicionado durante um longo período de tempo, por exemplo na Primavera ou no Outono, DESLIGUE o disjuntor.
- Utilize o ar condicionado nas seguintes condições.

Modo	Condições de Funcionamento	Caso a operação continue fora do seu nível normal
REFRIG-ERAÇÃO	Temperatura externa: (2MK(X)S) 10 a 46 °C (3/4MK(X)S) –10 a 46 °C (RX(K)S) –10 a 46 °C Temperatura interna: 18 a 32 °C Humidade interna: máx. de 80%	<ul style="list-style-type: none"> • Um dispositivo de segurança pode estar a parar a operação (Em sistemas múltiplos, pode apenas parar a operação da unidade de saída.) • Pode ocorrer a condensação na unidade de entrada e pingar.
AQUECI-MENTO	Temperatura externa: (2MXS) –10 a 21 °C (3/4MXS) –15 a 21 °C (RXS) –15 a 21 °C Temperatura interna: 10 a 30 °C	<ul style="list-style-type: none"> • Um dispositivo de segurança pode estar a parar a operação.
DESUM-IDIFI-CAÇÃO	Temperatura externa: (2MK(X)S) 10 a 46 °C (3/4MK(X)S) –10 a 46 °C (RX(K)S) –10 a 46 °C Temperatura interna: 18 a 32 °C Humidade interna: máx. de 80%	<ul style="list-style-type: none"> • Um dispositivo de segurança pode estar a parar a operação. • Pode ocorrer a condensação na unidade de entrada e pingar.

- A operação fora deste nível de humidade ou temperatura pode fazer com que um dispositivo de segurança avarie o sistema.

Operação AUTO · DESUMIDIFICAÇÃO · REFRIGERAÇÃO · AQUECIMENTO · VENTILAÇÃO

O ar condicionado funciona com o modo de funcionamento da sua escolha. A partir da utilização seguinte, o ar condicionado funcionará no mesmo modo de funcionamento.

■ Para iniciar o funcionamento

1. Prima o botão “MODO” e selecione um modo de funcionamento.

- Cada vez que prime o botão, avança a definição do modo pela sequência.



Ⓐ: AUTO

☒: DESUMIDIFICAÇÃO

❄: REFRIGERAÇÃO



☀: AQUECIMENTO

☒: VENTILAÇÃO



2. Prima o botão “LIGADO/DESLIGADO”.

- A luz de FUNCIONAMENTO acende-se.



■ Para interromper o funcionamento

3. Prima novamente o botão “LIGADO/DESLIGADO”.

- A luz de FUNCIONAMENTO apaga-se.

■ Para mudar a definição da temperatura

4. Prima o botão de regulação da “TEMPERATURA”.

Modo DESUMIDIFICAÇÃO ou VENTILAÇÃO	Modo AUTO ou REFRIGERAÇÃO ou AQUECIMENTO
A definição da temperatura não é variável.	Prima “▲” para aumentar a temperatura e prima “▼” para baixar a temperatura.
	Defina a temperatura como desejar. Ⓐ 27 °C

■ Para mudar a definição do velocidade do caudal de ar

5. Prima o botão de definição “VENTILAÇÃO”.

Modo DESUMIDIFICAÇÃO	Modo AUTO ou REFRIGERAÇÃO ou AQUECIMENTO ou VENTILAÇÃO
A definição da velocidade do caudal de ar não pode ser alterada.	Estão disponíveis cinco níveis de definição do velocidade do caudal de ar de “  <ul style="list-style-type: none">• Funcionamento silencioso da unidade interior

Quando o caudal de ar está definido para “

A unidade pode perder potência se a força da ventoinha for definida para um nível reduzido.

NOTA

■ Nota sobre o funcionamento de AQUECIMENTO

- Uma vez que o ar condicionado aquece o compartimento aproveitando o ar do exterior para o interior, a capacidade de aquecimento torna-se pequena em temperaturas exteriores baixas. Caso o efeito de aquecimento seja insuficiente, recomenda-se que utilize outro aparelho de aquecimento juntamente com o ar condicionado.
- O sistema da bomba de aquecimento aquece o compartimento circulando o ar quente à volta das partes do compartimento.
- Após o início da operação de aquecimento, pode ocorrer o congelamento da unidade de saída e, assim, baixar a capacidade de aquecimento. Neste caso, o sistema comuta para a operação de descongelamento para retirar o gelo.
- Durante a operação de descongelamento, o ar quente não sai da unidade de entrada.

■ Nota sobre o funcionamento de DESUMIDIFICAÇÃO

- O chip informático funciona para eliminar a humidade do compartimento ao mesmo tempo que mantém a temperatura tanto quanto possível. Automaticamente, controla a temperatura e a força da ventoinha, por isso, a regulação manual destas funções não é possível.

■ Nota sobre o modo de funcionamento AUTO

- No funcionamento AUTOMÁTICO, o sistema selecciona uma definição de temperatura e um modo de funcionamento correcto (REFRIGERAÇÃO ou AQUECIMENTO), tendo por base a temperatura do compartimento no início do funcionamento.
- O sistema volta a seleccionar automaticamente a definição em intervalos regulares para que a temperatura do compartimento volte ao nível de definição do utilizador.
- Se não pretender o funcionamento AUTOMÁTICO, pode seleccionar manualmente o modo de funcionamento e definição que preferir.

■ Nota sobre a definição a velocidade do caudal de ar

- Com velocidades mais reduzidas do caudal de ar, o efeito de refrigeração (aquecimento) é também mais reduzido.

Funcionamento POTENTE

O funcionamento POTENTE maximiza rapidamente o efeito de refrigeração (aquecimento) em qualquer modo de funcionamento. É possível obter a capacidade máxima.

■ Para iniciar o funcionamento POTENTE


1. Prima o botão “POTENTE”.

- A funcionamento POTENTE termina em 20 minutos. De seguida, o sistema opera novamente automaticamente com as definições utilizadas antes da funcionamento POTENTE.
- Ao utilizar o funcionamento POTENTE, há algumas funções que não estão disponíveis.
- “” é visualizado no LCD.

■ Para cancelar a funcionamento POTENTE

2. Prima novamente o botão “POTENTE”.

- “” desaparece do LCD.



NOTA

■ Notas sobre a funcionamento POTENTE

• No modo REFRIGERAÇÃO e AQUECIMENTO

Com vista a maximizar o efeito de refrigeração (aquecimento), é necessário aumentar a capacidade da unidade exterior e fixar a velocidade do caudal de ar para a definição máxima. As definições da temperatura e caudal de ar não estão disponíveis.

• No modo DESUMIDIFICAÇÃO

A definição da temperatura baixa até 2,5°C e o nível do fluxo do ar aumenta ligeiramente.

• No modo VENTILAÇÃO

O nível do fluxo do ar é ajustado até à definição máxima.

• Ao utilizar a definição compartimento prioritário

Consulte “Nota sobre multi-sistema” (página 18.)

Funcionamento SILÊNCIO DA UNIDADE EXTERIOR

O funcionamento SILÊNCIO DA UNIDADE EXTERIOR reduz o nível de ruído da unidade exterior alterando a frequência e a velocidade da ventoinha. Esta função é conveniente à noite.

■ Para ligar o funcionamento SILÊNCIO DA UNIDADE EXTERIOR


1. Prima o botão “SILÊNCIO”.

- “” é visualizado no LCD.

■ Para cancelar o funcionamento SILÊNCIO DA UNIDADE EXTERIOR

2. Prima novamente o botão “SILÊNCIO”.

- “” desaparece do LCD.



NOTA

■ Nota sobre o funcionamento SILÊNCIO DA UNIDADE EXTERIOR

- Todas as unidades interiores têm o funcionamento SILÊNCIO definido. Todavia, se utilizar uma definição de compartimento prioritário, consulte “Nota sobre multi-sistema”. (página 18.)
- Esta função está disponível nos modos REFRIGERAÇÃO, AQUECIMENTO e AUTOMÁTICO. (Não está disponível nos modos VENTILAÇÃO e DESUMIDIFICAÇÃO).
- O funcionamento POTENTE e o funcionamento SILÊNCIO DA UNIDADE EXTERIOR não podem ser utilizados ao mesmo tempo. A prioridade é dada ao funcionamento POTENTE.
- Se o funcionamento for interrompido com o controlador remoto ou o comando LIGADO/DESLIGADO da unidade principal ao utilizar o funcionamento SILÊNCIO DA UNIDADE EXTERIOR, “” permanecerá no visor do controlador remoto.


Funcionamento SAIR DE CASA

O funcionamento SAIR DE CASA é uma função que permite gravar as definições preferidas de temperatura e definições da velocidade do ar.

■ Para iniciar o funcionamento SAIR DE CASA

1. Prima o botão “SAIR DE CASA”.


- “” é visualizado no LCD.
- A luz SAIR DE CASA acende-se.



■ Para cancelar o funcionamento SAIR DE CASA

2. Prima novamente o botão “SAIR DE CASA”.

- A luz SAIR DE CASA apaga-se.
- “” desaparece do LCD.



Antes de utilizar o funcionamento SAIR DE CASA.

■ Para definir a temperatura e a velocidade do caudal de ar para funcionamento SAIR DE CASA.

Ao utilizar o funcionamento SAIR DE CASA pela primeira vez, defina a temperatura e a velocidade do caudal de ar para funcionamento SAIR DE CASA. Grave a temperatura e a velocidade do ar preferidas.

	Definição inicial		Gama seleccionável	
	temperatura	Velocidade do caudal de ar	temperatura	Velocidade do caudal de ar
Refrigeração	25°C	AUTO	18-32°C	5 passos, AUTOMÁTICO e SILÊNCIO
Aquecimento	25°C	AUTO	10-30°C	5 passos, AUTOMÁTICO e SILÊNCIO

1. Prima o botão “SAIR DE CASA”. Certifique-se de que “” aparece no visor do controlador remoto.
2. Regule a temperatura definida com “▲” ou “▼” conforme pretender.
3. Regule a velocidade do caudal de ar com o botão de definição “VENTILAÇÃO”, segundo as suas preferências.

Da próxima vez que utilizar a unidade, o funcionamento SAIR DE CASA utilizará estas definições. Para alterar as definições gravadas, repita os passos 1 – 3.

■ O que é o funcionamento SAIR DE CASA?

Há alguma definição de temperatura e velocidade do ar mais confortável ou que utilize com maior frequência? O funcionamento SAIR DE CASA é uma função que permite gravar as definições preferidas de temperatura e velocidade do ar. Podem iniciar o modo de funcionamento preferido, premindo somente no botão SAIR DE CASA do controlador remoto. Esta função é conveniente nas seguintes situações.

■ Útil nestes casos

1. Utilização como modo de poupança de energia.

Defina a temperatura 2-3°C acima (refrigeração) ou abaixo (aquecimento) do que o normal. Se definir a potência da ventoinha para o nível inferior, a unidade funcionará no modo de poupança de energia. É igualmente conveniente quando utiliza o aparelho durante as ausências ou enquanto dorme.

- Todos os dias, antes de sair de casa ...



Quando sair, prima o botão funcionamento "SAIR DE CASA" e o ar condicionado ajustará a capacidade de modo a atingir a temperatura definida para funcionamento SAIR DE CASA.



Ao regressar, será acolhido por um compartimento com acondicionamento de ar confortável.



Prima novamente o botão funcionamento "SAIR DE CASA" e o ar condicionado ajustará a capacidade à temperatura definida para um funcionamento normal.

- Antes de se deitar ...



Defina o funcionamento SAIR DE CASA antes de sair do compartimento para se deitar.



A unidade manterá a temperatura no compartimento a um nível confortável enquanto dorme.



De manhã, quando entra na sala de estar, a temperatura será a ideal. Se desligar o funcionamento SAIR DE CASA isso fará com que a temperatura regresse à definida para o funcionamento normal. Até mesmo os Invernos mais frios não serão problema!

2. Utilização como modo favorito.

Depois de gravar as definições de temperatura e velocidade do ar que utiliza mais frequentemente, pode recuperá-las premindo no botão SAIR DE CASA. Não tem de realizar operações complicadas no controlador remoto.

NOTA

- Depois de definidas a temperatura e a velocidade do caudal do ar para o funcionamento SAIR DE CASA, essas definições serão utilizadas sempre que este funcionamento é ligado no futuro. Para alterar estas definições, consulte a secção "Antes de utilizar o funcionamento SAIR DE CASA" anterior.
- O funcionamento SAIR DE CASA só está disponível nos modos de REFRIGERAÇÃO e AQUECIMENTO. Não pode ser utilizado nos modos AUTOMÁTICO, VENTILAÇÃO e DESUMIDIFICAÇÃO.
- O funcionamento SAIR DE CASA opera de acordo com o modo de funcionamento anterior (REFRIGERAÇÃO ou AQUECIMENTO), antes de utilizar o funcionamento SAIR DE CASA.
- O funcionamento SAIR DE CASA e o funcionamento POTENTE não podem ser utilizados ao mesmo tempo. O último botão premido tem prioridade.
- O modo de funcionamento não pode ser alterado quando o funcionamento SAIR DE CASA está a ser utilizado.
- Se o funcionamento for interrompido durante o funcionamento SAIR DE CASA, utilizando o controlador remoto ou o comando LIGADO/DESLIGADO da unidade interior, "🏠" permanecerá no visor do controlador remoto.

Funcionamento do Temporizador

As funções do temporizador são úteis para a comutação automática do ar condicionado para ligado ou desligado durante a noite ou manhã. Também pode utilizar as funções DESLIGAR COM TEMPORIZADOR e LIGAR COM TEMPORIZADOR em combinação.

■ Para utilizar o funcionamento DESLIGAR COM TEMPORIZADOR

- Verifique se o relógio está correctamente ajustado. Caso não esteja, ajuste o relógio com a hora actual. (página 9.)

1. Prima o botão “DESLIGAR COM TEMPORIZADOR”.

É visualizado 0:00.



⊕-⊖ pisca.

2. Prima o botão de definição de definição “TEMPORIZADOR” até a definição da hora atingir o ponto que pretende.

- Cada vez que carregar em ambos os botões, a definição do tempo aumenta ou diminui 10 minutos. Mantendo os botões carregados, a definição muda rapidamente.

3. Prima novamente o botão “DESLIGAR COM TEMPORIZADOR”.

- A luz do TEMPORIZADOR acende-se.



■ Para cancelar o funcionamento DESLIGAR COM TEMPORIZADOR

4. Prima o botão “CANCELAR”.

- A luz do TEMPORIZADOR apaga-se.

NOTA

- Quando o TEMPORIZADOR é activado, tempo actual não é visualizado.
- Logo que active as funções LIGAR COM TEMPORIZADOR e DESLIGAR COM TEMPORIZADOR, a definição do tempo fica na memória. (A memória é cancelada quando as pilhas do comando à distância são substituídas.)
- Quando utilizar a unidade através do Temporizador LIGADO/DESLIGADO, a verdadeira duração do funcionamento pode variar a partir do tempo introduzido pelo utilizador (máximo aproximado de 10 minutos).

■ MODO DE DEFINIÇÃO NOCTURNA

Se o modo de DESLIGAR COM TEMPORIZADOR estiver ligado, o ar condicionado regula automaticamente a definição da temperatura (0,5 °C para cima na REFRIGERAÇÃO, 2,0 °C para baixo no AQUECIMENTO) para impedir a refrigeração (aquecimento) excessiva para um sono agradável.

■ Para utilizar o funcionamento LIGAR COM TEMPORIZADOR

- Verifique se o relógio está correctamente ajustado. Caso não esteja, ajuste o relógio com a hora actual (página 9.).

1. Prima o botão “LIGAR COM TEMPORIZADOR”.

É visualizado 7:00 .



⊙-| pisca.

2. Prima o botão de definição de definição “TEMPORIZADOR” até a definição da hora atingir o ponto que pretende.

- Cada vez que carregar em ambos os botões, a definição do tempo aumenta ou diminui 10 minutos. Mantendo os botões carregados, a definição muda rapidamente.

3. Prima novamente o botão “LIGAR COM TEMPORIZADOR”.

- A luz do TEMPORIZADOR acende-se.




■ Para cancelar o funcionamento LIGAR COM TEMPORIZADOR

4. Prima o botão “CANCELAR”.

- A luz do TEMPORIZADOR apaga-se.

■ Para combinar LIGAR COM TEMPORIZADOR e DESLIGAR COM TEMPORIZADOR

- Abaixo segue-se um exemplo de definição para a combinação das duas temporizações.



ATENÇÃO

■ Nos casos que se seguem, active novamente o temporizador.

- Após o disjuntor ter sido DESLIGADO.
- Após uma falha de corrente.
- Após a substituição das pilhas no comando à distância.

Nota sobre Multi-Sistema

« O que é o “Multi-Sistema”? »

O sistema tem uma unidade exterior ligada a várias unidades interiores. As funções dependem do modelo. Consulte a lista de funções e modelos aplicáveis (*2) na página seguinte.

■ Seleccionar o modo de funcionamento

1. Com a Definição de Compartimento Prioritário presente mas inactiva ou não presente.

Quando mais de 1 unidade interior estiver a funcionar, a prioridade é dada à primeira unidade que foi ligada.

Neste caso, defina as unidades que são ligadas mais tarde no mesmo modo de funcionamento (*1) como a primeira unidade. Caso contrário, ficarão no Modo Espera e a luz de funcionamento passará a intermitente; isto não se trata de uma avaria.

(*1)

- Os modos REFRIGERAÇÃO, DESUMIDIFICAÇÃO e VENTILAÇÃO podem ser utilizados ao mesmo tempo.
- O modo AUTO selecciona automaticamente o modo REFRIGERAÇÃO ou o modo AQUECIMENTO com base na temperatura do compartimento.

Assim, o modo AUTO está disponível ao seleccionar o mesmo modo de funcionamento do compartimento com a primeira unidade ligada.

«PRECAUÇÃO»

Geralmente, o modo de funcionamento no compartimento onde a unidade é inicialmente utilizada tem prioridade, mas as situações seguintes são excepções, por isso, deverá ter este facto em atenção.

Se o modo de funcionamento do primeiro compartimento for **modo ventilação**, então, a utilização do **modo de aquecimento** em qualquer compartimento depois desta acção dará prioridade ao **aquecimento**. Nesta situação, o ar condicionado que funciona no modo de ventilação passará para espera e a luz de funcionamento ficará intermitente.

2. Com a Definição de Compartimento Prioritário activa.

Consulte “Definição de Compartimento Prioritário” na página seguinte.

■ Modo SILÊNCIO NOCTURNO (Disponível exclusivamente para o funcionamento de refrigeração)

O Modo SILÊNCIO NOCTURNO exige uma programação inicial durante a instalação. Consulte o vendedor ou concessionário para obter ajuda. O Modo SILÊNCIO NOCTURNO reduz o ruído de funcionamento da unidade exterior durante a noite para evitar que os vizinhos sejam incomodados.

- O Modo SILÊNCIO NOCTURNO é activado quando a temperatura desce 5 °C ou mais abaixo da temperatura mais elevada registada nesse dia. Assim, se a diferença de temperatura for inferior a 5 °C, esta função não será activada.
- O Modo SILÊNCIO NOCTURNO reduz ligeiramente a eficácia de refrigeração da unidade.

■ Funcionamento SILÊNCIO DA UNIDADE EXTERIOR (página 13.)

1. Com a Definição de Compartimento Prioritário presente mas inactiva ou não presente.

Ao utilizar a característica de funcionamento SILÊNCIO DA UNIDADE EXTERIOR com o multi-sistema, defina todas as unidades interiores para o funcionamento SILÊNCIO DA UNIDADE EXTERIOR, utilizando os seus controladores remotos. Ao desactivar o funcionamento SILÊNCIO DA UNIDADE EXTERIOR, desactive uma das unidades interiores a funcionar, utilizando o seu controlador remoto.


Todavia, o visor de funcionamento SILÊNCIO DA UNIDADE EXTERIOR mantém-se no controlador remoto dos outros compartimentos. Recomendamos que desactive todos os compartimentos com os seus controladores remotos.

2. Com a Definição de Compartimento Prioritário activa.

Consulte “Definição de Compartimento Prioritário” na página seguinte.

■ Bloqueio do Modo Refrigeração/Aquecimento (Disponível exclusivamente para os modelos de bomba térmica)

O Bloqueio do Modo Refrigeração/Aquecimento exige uma programação inicial durante a instalação. Consulte o vendedor ou concessionário para obter ajuda. O Bloqueio do Modo Refrigeração/Aquecimento define a unidade à força para o Modo de Refrigeração ou Aquecimento. Esta função é conveniente quando pretende definir todas as unidades interiores ligadas ao multi-sistema para o mesmo modo de funcionamento.



■ Definição de Compartimento Prioritário

A Definição do Compartimento Prioritário exige uma programação inicial durante a instalação. Consulte o vendedor ou concessionário para obter ajuda.

O compartimento designado como Prioritário assume a prioridade nas seguintes situações:

1. Prioridade do Modo de Funcionamento.

Como o modo de funcionamento do Compartimento Prioritário tem precedência, o utilizador pode seleccionar um modo de funcionamento diferente de outros compartimentos.

(Exemplo)

* O Compartimento A é o Compartimento Prioritário nos exemplos.

Se o modo REFRIGERAÇÃO for seleccionado no Compartimento A durante o funcionamento dos seguintes modos no Compartimento B, C e D:

Modo de funcionamento no Compartimento B, C e D	Estado do Compartimento B, C e D quando a unidade no Compartimento A no modo REFRIGERAÇÃO
REFRIGERAÇÃO ou DESUMIDIFICAÇÃO ou VENTILAÇÃO	Actual modo de funcionamento mantido
AQUECIMENTO	A unidade entra em modo Espera. O funcionamento recomeça quando a unidade do Compartimento A pára de funcionar.
AUTO	Se a unidade estiver definida para o modo REFRIGERAÇÃO, o funcionamento prossegue. Se estiver definida em modo AQUECIMENTO, entra no modo Espera. O funcionamento recomeça quando a unidade do Compartimento A pára de funcionar.

2. Prioridade quando o funcionamento POTENTE é utilizado.

(Exemplo)

* O Compartimento A é o Compartimento Prioritário nos exemplos.

As unidades interiores nos Compartimentos A, B, C e D estão em funcionamento. Se a unidade do Compartimento A entra em funcionamento POTENTE, a capacidade operacional será concentrada na Sala A. Nesse caso, a eficácia de refrigeração (aquecimento) das unidades dos Compartimentos B, C e D será ligeiramente reduzida.

3. Nota sobre o funcionamento SILÊNCIO DA UNIDADE EXTERIOR.

(Exemplo)

* O Compartimento A é o Compartimento Prioritário nos exemplos.

Regulamento simplesmente a unidade no Compartimento A para o funcionamento SILÊNCIO, o ar condicionado inicia o funcionamento SILÊNCIO DA UNIDADE EXTERIOR.

Não é necessário definir todas as unidades interiores utilizadas para o funcionamento SILÊNCIO.

■ Limite de Entrada de Potência Máxima

- É necessário definir o Limite de Entrada de Potência Máxima quando a unidade é instalada. Contacte o representante DAIKIN.
- Esta função limita a entrada de energia da unidade a 1700 W. Recomenda-se para locais com disjuntores de baixa capacidade.

(*2)

Lista de funções e modelos aplicáveis

	2MKS / 2AMKS	2MXS / 2AMXS	3MKS	3MXS	4MKS	4MXS
Definição de Compartimento Prioritário	—	—	○	○	○	○
MODO DE SILÊNCIO NOCTURNO	—	—	○	○	○	○
Bloqueio do Modo Refrigeração/Aquecimento	—	—	—	○	—	○
Limite de Entrada de Potência Máxima	○	—	○	—	—	—

○ Função disponível

— Função indisponível

NOTA

- A capacidade de refrigeração cai se a Limitação de Entrada de Energia Máxima for utilizada.

Limpeza e Cuidados



- PRECAUÇÃO**
- A manutenção deverá ser feita apenas por pessoal qualificado.
 - Antes de limpar, pare a operação e desligue o disjuntor.


■ Limpar o filtro de ar

1. Retirar o filtro de ar.

- Sucção traseira
Puxe a base do filtro de ar para trás, nas 3 dobras.
- Sucção de base
Puxe o filtro nas 3 dobras localizadas na traseira da unidade.


2. Limpar o filtro de ar.

Retire a poeira do filtro de ar com um aspirador e, com cuidado, passe-o por água fresca. Não utilize detergente nem água quente para que o filtro não encolha nem se deforme. Depois de limpar, seque-o à sombra.



3. Voltar a colocar o filtro de ar.

- Sucção traseira
Prensa o filtro na alheta localizada na parte superior da unidade. e empurre ligeiramente a outra parte sobre as 3 dobras.
- Sucção de base
Prensa o filtro atrás da patilha localizada no meio da unidade e empurre suavemente o outro lado nas 3 dobras.



■ Limpar a bacia de drenagem

- Periodicamente, limpe a bacia de drenagem, caso contrário, a respectiva tubagem pode entupir e provocar fugas de água.
Peça ao concessionário DAIKIN para fazer proceder à sua limpeza.
- prepare localmente uma cobertura para impedir que qualquer poeira existente no ar à volta da unidade interior entre na cuba de drenagem, no caso de haver muita poeira.

PRECAUÇÃO

- Não utilize o ar condicionado sem os filtros, com vista a evitar a acumulação de poeira no interior da unidade.
- Não retire o filtro de ar, salvo para efeitos de limpeza.
A manipulação desnecessária pode danificar o alargamento.
- Não utilize gasolina, benzina, diluente, pó de polir, ou insecticida líquido porque poderá provocar a descoloração ou empenamento
- Não o deixe que a unidade interior fique molhada. Se o fizer, poderá provocar choques eléctricos ou incêndio.
- O funcionamento com filtros de ar sujos reduz a capacidade de refrigeração e aquecimento, implicando o desperdício de energia.
- A grelha de sucção é opcional.
- Não utilize água ou ar com temperatura superior a 50 °C para limpeza dos filtros de ar e painéis exteriores.

Verificar

Verifique se a base, suporte e outros encaixes da unidade de saída não estão ferrugentos ou corroídos.
--

Verifique se nada bloqueia as entradas de ar e as saídas de ar da unidade de entrada e da unidade de saída.

Verifique se o fio terra não está desligado ou estragado.

Verifique se a drenagem é feita suavemente através da mangueira de drenagem durante a operação de REFRIGERAÇÃO ou DESUMIDIFICAÇÃO.
--

- Caso não seja detectada qualquer água de drenagem, significa que a água pode estar a sair pela unidade de entrada. Pare a operação e contacte o serviço da loja se for este o caso.

■ Antes de uma paragem por um longo período de tempo

1. Utilize o modo “só VENTILAÇÃO” durante várias horas num dia bom e seque o interior.

- Prima o “botão selector MODE” e seleccione o modo de funcionamento “FAN”.
- Prima o botão “ON/OFF” e inicie o funcionamento.

2. Limpe os filtros do ar e coloque-os novamente.

3. Tire as pilhas do comando à distância.

4. Desligue o disjuntor do compartimento com ar condicionado.

- Quando uma unidade exterior múltipla for ligada, certifique-se de que o aquecimento não é utilizado no outro compartimento antes de utilizar a ventilação. (página 18.)

Localização de Defeitos

Estes casos não são considerados problema.

Os seguintes casos não são problemas do aparelho de ar condicionado, mas têm algumas razões para sua ocorrência. Você pode continuar a utilizar seu aparelho.

Caso	Explicação
O aparelho não começa logo a funcionar. <ul style="list-style-type: none">Quando o botão LIGADO/DES-LIGADO é pressionado logo depois que o funcionamento pára.Quando se seleciona novamente o modo.	<ul style="list-style-type: none">Isto acontece para proteger o ar condicionado. Você deve esperar por cerca de 3 minutos.
O ar quente não circula para fora logo depois do início da operação de aquecimento.	<ul style="list-style-type: none">O aparelho de ar condicionado está esquentando. Você deve esperar de 1 a 4 minutos. (O sistema foi planejado para começar a despejar o ar apenas depois de atingir uma certa temperatura.)
A operação de aquecimento pára de repente e um som ondulante é ouvido.	<ul style="list-style-type: none">O sistema está descongelando a unidade externa. Você deve esperar entre 3 e 8 minutos.
A unidade externa emite água ou vapor.	<ul style="list-style-type: none">■ No modo AQUECIMENTO<ul style="list-style-type: none">O gelo da unidade externa derrete transformando-se em água ou vapor quando o ar condicionado estiver na operação de degelo.■ Nos modos REFRIGERAÇÃO ou DESUMIDIFICAÇÃO<ul style="list-style-type: none">A umidade no ar se condensa transformando-se em água na superfície fria da tubulação da unidade externa e pinga.
Sai uma névoa da unidade interna.	<ul style="list-style-type: none">■ Isto acontece quando o ar no cômodo é esfriado transformando-se em névoa pela circulação de ar frio durante a operação de refrigeração.
A unidade interna cheira mal.	<ul style="list-style-type: none">■ Isto acontece quando os cheiros do cômodo, dos móveis ou da fumaça de cigarros são absorvidos na unidade e despejados na circulação de ar. (Se isto acontecer, recomendamos que a unidade interna seja lavada por um técnico. Consulte a oficina de assistência técnica ou seu revendedor.)
O ventilador externo gira quando o ar condicionado não está funcionando.	<ul style="list-style-type: none">■ Depois de para o funcionamento:<ul style="list-style-type: none">O ventilador externo continua a girar por outros 30 segundos como proteção do sistema.■ Enquanto o ar condicionado não estiver funcionando:<ul style="list-style-type: none">Quando a temperatura de fora for muito alta, o ventilador externo começa a girar como proteção do sistema.
O aparelho pára de funcionar de repente. (A lâmpada FUNCIONAMENTO está acesa.)	<ul style="list-style-type: none">■ Para proteção do sistema, o ar condicionado pode parar de funcionar devido a uma grande flutuação de voltagem. Ele retoma automaticamente a operação em cerca de 3 minutos.

Verifique de novo.

Por favor, verifique de novo antes de chamar um técnico para consertar o aparelho.

Caso	Verificação
O ar condicionado não funciona. (A lâmpada FUNCIONAMENTO está apagada.)	<ul style="list-style-type: none">• Será que a chave principal não se desligou ou um fusível queimou?• Será que não houve um corte de energia?• Será que há pilhas no controle remoto?• Será que o timer foi ajustado corretamente?
O efeito de refrigeração (aquecimento) é fraco.	<ul style="list-style-type: none">• Será que os filtros de ar estão limpos?• Será que alguma coisa não está bloqueando a entrada ou a saída de ar das unidades interna e externa?• Será que o ajuste de temperatura é o apropriado?• Será que as janelas e portas estão fechadas?• Será que o nível de circulação de ar e a direção do mesmo foi ajustada de maneira apropriada?
O aparelho pára de funcionamento de repente. (A lâmpada FUNCIONAMENTO pisca.)	<ul style="list-style-type: none">• Será que os filtros de ar estão limpos?• Será que alguma coisa não está bloqueando a entrada ou a saída de ar das unidades interna e externa? Limpe os filtros de ar ou retire todos os obstáculos e depois desligue a chave principal. Ligue-a novamente e tente fazer funcionar o ar condicionado com o controle remoto. Se a lâmpada ainda continuar piscando, chame a assistência técnica ou consulte seu revendedor.• Será que os modos de operação são todos os mesmos para as unidades internas conectadas a unidades externas num sistema múltiplo? Caso contrário, ajuste as unidades internas para o mesmo modo de funcionamento e verifique se as lâmpadas estão piscando. Além disso, quando o modo de funcionamento estiver em "AUTO", ajuste todos modos das unidades internas em "REFRIGERAÇÃO" ou "AQUECIMENTO" por um momento e verifique novamente se as lâmpadas estão normais. Se as lâmpadas pararem de piscar depois dos passos acima, não existe problema de mau funcionamento. (página 18.)
Ocorre um funcionamento anormal durante a operação.	<ul style="list-style-type: none">• O ar condicionado pode estar funcionando mal por causa de raios ou de ondas de rádio. Desligue a chave principal e ligue-a novamente e tente fazer o ar condicionado funcionar com o controle remoto.

Chame a oficina de assistência técnica imediatamente.



ADVERTÊNCIA

- Quando algo anormal (como o cheiro de queimado, por exemplo) ocorrer, suspenda o funcionamento e desligue a chave principal.
Um funcionamento contínuo em condições anormais pode resultar em problemas, choques elétricos ou incêndio.
Consulte a oficina de assistência técnica ou o seu revendedor.
- Não tente consertar ou modificar o ar condicionado por você mesmo.
Uma instalação incorreta pode provocar choques elétricos ou incêndio.
Consulte a oficina de assistência técnica ou o seu revendedor.

Se um dos seguintes sintomas ocorrerem, chame imediatamente a oficina de assistência técnica.

- O cabo de eletricidade está anormalmente quente ou danificado.
- Um som anormal é ouvido durante o funcionamento do aparelho.
- A chave principal de segurança, um fusível, ou um disjuntor de vazamento à terra interrompe frequentemente o funcionamento do aparelho.
- Um interruptor ou um botão com frequência não funcionam de maneira correta.
- Existe um cheiro de queimado.
- Há vazamento de água na unidade interna.

Desligue a chave principal e chame a oficina de assistência técnica.



■ Depois de um corte de energia

O ar condicionado retoma automaticamente o funcionamento em cerca de 3 minutos. É preciso esperar um pouco.

■ Relâmpago

Se houver raios ou relâmpagos em sua vizinhança, suspenda o funcionamento e desligue a chave principal para proteger o sistema.

Requisitos para a eliminação



O equipamento de ar condicionado que possui está marcado com este símbolo. Significa que os produtos elétricos e eletrônicos não devem ser misturados com o lixo doméstico indiferenciado.

Não tente desmontar pessoalmente o sistema: o desmantelamento do sistema de ar condicionado e o tratamento do líquido de refrigeração, do óleo e de outros componentes têm de ser feitos por um instalador qualificado, cumprindo a legislação nacional relevante e regulamentos locais aplicáveis.

Os equipamentos de ar condicionado têm de ser processados numa estação de tratamento especializada, para reutilização, reciclagem ou recuperação. Ao certificar-se de que este produto é eliminado correctamente, está a contribuir para evitar as potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana. Contacte o seu instalador ou as autoridades locais, para obter mais informações.

As pilhas do controlo remoto têm de ser retiradas e eliminadas separadamente, cumprindo a legislação nacional e os regulamentos locais aplicáveis.

Recomendamos uma manutenção periódica.


Em certas condições de funcionamento, o interior do aparelho de ar condicionado pode ficar sujo depois de vários anos de uso, resultando num desempenho fraco. Recomenda-se que sejam feitas manutenções periódicas por um especialista, além das limpezas regulares por parte do usuário. Para manutenção por um especialista, entre em contacto com o seu revendedor ou com a oficina de assistência técnica autorizada. O custo da manutenção deve ser arcado pelo usuário.

Diagóstico de falhas.

DIAGNOSIS DE FALLA MEDIANTE CONTROLADOR REMOTO

Na série ARC433, as secções de visualização da temperatura na unidade principal apresentam os códigos correspondentes.

1. Quando o botão de cancelamento do temporizador for premido durante 5 segundos, uma indicação “00” fica intermitente na secção de visualização da temperatura.



2. Prima repetidamente o botão de cancelamento do temporizador até se ouvir um som contínuo.
 - A indicação do código mudará conforme apresentado a seguir, acompanhada de um som de aviso.

	CÓDIGO	SIGNIFICADO
SISTEMA	00	NORMAL
	U0	ESCAZEZ DE REFRIGERANTE
	U2	QUEDA DE TENSÃO OU TENSÃO EXCESSIVA DO CIRCUITO PRINCIPAL
	U4	ANOMALIA DE TRANSMISSÃO (ENTRE A UNIDADE INTERIOR E A UNIDADE EXTERIORES)
UNIDADE INTERNA	A1	ANOMALIA DA PLACA DE CIRCUITOS IMPRESSOS INTERIOR
	A5	CONTROLO DE ALTA PRESSÃO OU PROTECTOR DE CONGELAMENTO
	A6	FALLA DE MOTOR DE VENTILADOR
	C4	SENSOR DE TEMPERATURA DO PERMUTADOR TÉRMICO DEFICIENTE
	C9	SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE DE SUCCÓN DEFECTUOSO
UNIDADE EXTERNA	EA	ERRO DA COMUTAÇÃO DE REFRIGERAÇÃO - AQUECIMENTO.
	E5	OL INICIADO
	E6	ARRANQUE DO COMPRESSOR DEFICIENTE
	E7	AVARIA DO MOTOR DA VENTONINHA C.C.
	E8	PARAGEM DO FUNCIONAMENTO DEVIDO À DETECÇÃO DE EXCESSO DE CORRENTE DE ENTRADA
	F3	CONTROLO DO TUBO DE DESCARGA DE ALTA TEMPERATURA
	F6	CONTROLO DE ALTA PRESSÃO (EM REFRIGERAÇÃO)
	H6	PARAGEM DO FUNCIONAMENTO DEVIDO A POSIÇÃO ANÓMALA DO SENSOR DE DETECÇÃO
	H8	ANORMALIDADE CT
	H9	SENSOR DE TEMPERATURA DE AIRE DE SUCCÓN DEFECTUOSO
	J3	SENSOR DE TEMPERATURA DE TUBERÍA DE DESCARGA DEFECTUOSO
	J6	SENSOR DE TEMPERATURA DO PERMUTADOR TÉRMICO DEFICIENTE
	L4	ALTA TEMPERATURA EN DISIPADOR TÉRMICO DE CIRCUITO DE INVERTIDOR
	L5	CORRENTE EXCESSIVA DE SAÍDA
	P4	SENSOR DE TEMPERATURA DE DISIPADOR TÉRMICO DE CIRCUITO DE INVERTIDOR DEFECTUOSO

NOTA

1. Um som curto e dois sons consecutivos indicam códigos não correspondentes.
2. Para cancelar o visor de códigos, prima o botão de cancelamento do temporizador durante 5 segundos. O visor de códigos também se cancela se o botão não for premido durante 1 minuto.

LED NA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO DAS séries 3MXS, 3MKS, 4MXS, 4MKS

VERDE		VERMELHO				DIAGNÓSTICO
MICROCOMPUTADOR NORMAL		DETECÇÃO DE ANOMALIA				
LED-A	LED1	LED2	LED3	LED4		
☺	●	●	●	●	NORMAL → VERIFICAR UNIDADE INTERIOR	
☺	☼	●	☼	☼	PROTECÇÃO DE ALTA PRESSÃO A FUNCIONAR OU CONGELAMENTO NA UNIDADE QUE FUNCIONA OU UNIDADE EM ESPERA	
☺	☼	●	☼	●	* RELÉ DE SOBRECARGA AVARIADO OU TEMPERATURA DO TUBO DE DESCARGA ELEVADA	
☺	●	☼	☼	●	ARRANQUE DO COMPRESSOR DEFICIENTE	
☺	●	☼	●	☼	CORRENTE EXCESSIVA DE ENTRADA	
☺	☼	☼	●	●	* ANOMALIA DO TERMÍSTOR OU CT	
☺	☼	☼	●	☼	TEMPERATURA ELEVADA NA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO	
☺	●	●	●	☼	TEMPERATURA ELEVADA NA BACIA TÉRMICA DO CIRCUITO DO INVERSOR	
☺	●	●	☼	●	* CORRENTE EXCESSIVA DE SAÍDA	
☺	●	●	☼	☼	* ESCASSEZ DE REFRIGERANTE	
☺	☼	●	●	☼	BAIXA TENSÃO PARA O CIRCUITO PRINCIPAL OU PERDA MOMENTÂNEA DE TENSÃO	
☺	☼	●	●	●	AVARIA DA COMUTAÇÃO DA VÁLVULA DE SOLENÓIDE DE INVERSÃO	
☺	☼	☼	☼	☼	AVARIA DO MOTOR DA VENTONHA	
☼	-	-	-	-	[NOTA 1]	
●	-	-	-	-	AVARIA NA ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA OU [NOTA 2]	

VERDE	NORMALMENTE DESTELLANDO
VERMELHO	NORMALMENTE DESLIGADO
☼	CONECTADO
☺	DESTELLANDO
●	DESCONECTADO
-	IRRELEVANTE

LED NA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO DAS séries 2MXS, 2MKS

VERDE		DIAGNÓSTICO
MICROCOMPUTADOR NORMAL		
LED-A		
☺	NORMAL → VERIFICAR UNIDADE INTERIOR	
☼	[NOTA 1]	
●	AVARIA NA ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA OU [NOTA 2]	

VERDE	NORMALMENTE DESTELLANDO
☼	CONECTADO
☺	DESTELLANDO
●	DESCONECTADO

NOTA

- Desconecte la corriente y, luego, conecte de nuevo. Si la indicación de LED se repite, el PCB de la unidad externa es defectuoso.
- Diagnosis marcado
 - * No se aplica a algunos casos. Para detalles, refiera a la guía de servicio.

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:

Umeda Center Bldg., 4-12, Nakazaki-Nishi 2-chome,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:

JR Shinagawa East Bldg., 18-1, Konan
2-chome, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<http://www.daijin.com/global/>

DAIKIN EUROPE NV

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium