

**VRV SYSTEM****Air Conditioners**

## MODELS

## Wall-mounted type

FXAQ20PV1

FXAQ25PV1

FXAQ32PV1

FXAQ40PV1

FXAQ50PV1

FXAQ63PV1

English

Deutsch

Français

Español

Italiano


Ελληνικά

Nederlands

Portugues

Русский

Türkçe



Obrigado pela sua compra deste aparelho de ar condicionado Daikin.

Leia com atenção este manual de operação antes de proceder à utilização do aparelho de ar condicionado. Este indicará-lhe como deverá utilizar a unidade correctamente e ajudá-lo-á no caso de surgir qualquer problema. Este manual apenas contém explicações sobre a unidade interior. Use-o em conjunto com o manual de operação da unidade exterior. Depois de ler o manual, guarde-o a fim de o poder consultar caso venha a ser preciso.

### Informações importantes acerca do refrigerante utilizado

Este produto contém gases fluorados com efeito de estufa, abrangidos pelo Protocolo de Quioto.

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Tipo de refrigerante     | R410A |
| Valor GWP <sup>(1)</sup> | 1975  |

<sup>(1)</sup> GWP = “global warming potential”, potencial de aquecimento global

Pode ser necessário efectuar inspecções periódicas para detectar fugas de refrigerante, face à legislação europeia ou nacional em vigor. Contacte o nosso representante local para obter mais informações.

## PRECAUÇÕES

Para fazer uso de todas as vantagens das funções deste ar condicionado e para evitar problemas de funcionamento devido a uso inadequado, recomenda-se ler cuidadosamente este manual de instruções antes do uso.

- Este ar condicionado está classificado sob “aparelhos não acessíveis ao público em geral”.
- **As precauções descritas aqui são classificadas em ADVERTÊNCIA e PRECAUÇÃO. Ambas contêm informações importantes relativas à segurança. Assegure-se de observar todas as precauções sem falta.**

⚠ **ADVERTÊNCIA** ... O não cumprimento devido destas instruções pode resultar em ferimentos ou morte.

⚠ **PRECAUÇÃO** .... O não cumprimento devido destas instruções pode resultar em danos materiais ou ferimentos, que podem tornar-se sérios dependendo das circunstâncias.

**Depois de usá-lo, mantenha este manual em local conveniente para que se possa consultá-lo quando necessário. Caso o equipamento seja transferido para um novo usuário, assegure-se de entregar o manual também.**

## — ⚠️ ADVERTÊNCIA —


- **Consulte o seu revendedor acerca do trabalho de instalação.**  
Fazer o trabalho por si mesmo pode resultar em vazamento de água, choque elétrico e perigo de incêndio.
- **Consulte o seu revendedor acerca de modificações, reparos e manutenção do condicionador de ar.**  
Trabalho não qualificado pode resultar em vazamento de água, choque elétrico e perigo de incêndio.
- **No caso de vazamento de refrigerante, tome cuidado com fogo.**  
Caso o condicionador de ar não esteja funcionando corretamente, ou seja, não gerando ar frio ou quente, isto pode ser devido a vazamentos de refrigerante.  
Consulte o seu revendedor para obter auxílio. Normalmente o refrigerante fica seguro dentro do condicionador de ar e não vaza. Contudo, no caso de vazamento, contato com uma chama aberta, um aquecedor ou fogão pode gerar gases nocivos.  
Não use o condicionador de ar novamente até que um técnico qualificado confirme que o vazamento foi reparado.
- **Consulte o seu revendedor acerca da mudança de local e reinstalação do condicionador de ar.**  
Um trabalho de instalação inadequado pode resultar em vazamentos, choques elétricos e perigo de incêndio.

## — ⚠️ PRECAUÇÃO —

- **Não coloque objectos perto da unidade de exterior, nem deixe que junto dela se acumulem folhas ou outros detritos.**  
As folhas acumuladas são um refúgio para animais pequenos, que podem entrar na unidade. Dentro da unidade, os animais podem provocar avarias, fumo ou um incêndio, ao entrar em contacto com os componentes eléctricos.
- **Não deixe que crianças subam na unidade externa e evite colocar quaisquer objectos sobre ela.**  
Cair ou despencar pode resultar em ferimentos.
- **Este aparelho não foi projectado para uso por crianças pequenas ou pessoas sem firmeza sem supervisão.**  
Crianças pequenas devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

## COMO REGULAR O ÂNGULO DE DIRECÇÃO DA VENTONHA HORIZONTAL

Segure as patilhas nas arestas das persianas (lâminas de regulação da direcção da saída de ar horizontal) ligeiramente para baixo e regule para a esquerda e direita com vista a adequar-se às condições do compartimento ou suas preferências.



Pare as lâminas horizontais na posição em que deseja fixar as patilhas e ajuste as patilhas para a esquerda e direita.

## MANUTENÇÃO (PARA PESSOAL DA ASSISTÊNCIA)

### — ⚠️ ADVERTÊNCIA —

- **Só uma pessoa habilitada poderá realizar trabalhos de manutenção, salvo a manutenção diária.**
- **Antes de tocar em qualquer dos cabos de ligação, certifique-se de que desliga todos os interruptores eléctricos.**
- **Não use materiais inflamáveis (p.ex., latas de vaporizador de cabelo ou inseticida) próximo ao produto.**  
**Não limpe o produto com solventes orgânicos tais como emulsionante de tinta.**  
O uso de solventes orgânicos poderá causar danos de rachamento ao produto, choques eléctricos, ou fogo.
- **Contate técnicos profissionais acerca da ligação ou fixação de acessórios e assegure-se de usar somente acessórios especificados pelo fabricante.**  
Trabalhos feitos por conta própria poderão causar vazamentos de água, choque eléctricos ou fogo.


## — ⚠ PRECAUÇÃO —

- **Antes da limpeza, assegure-se de parar a operação da unidade, desligar o disjuntor ou retirar o fio de alimentação da tomada.** Caso contrário, poderá haver choques eléctricos ou ferimentos.
- **Não lave o ar condicionado com água, pois isto pode resultar em choques eléctricos ou fogo.**
- **Consulte seu revendedor a respeito da limpeza interna do ar condicionado.** Uma limpeza inadequada pode causar a quebra de partes plásticas, vazamento de água e outros danos, assim como choques eléctricos.
- **Tomar cuidado com os seus passos quando da limpeza ou da inspecção do filtro de ar.** Um local de trabalho alto é necessário e, portanto, tome o máximo cuidado. Caso o andaime seja instável, pode-se cair ou virar, resultando em ferimentos.

### NOTA

- Não retire o filtro de ar, salvo para efeitos de limpeza. Se o fizer, poderá provocar avarias.


## COMO LIMPAR O FILTRO DE AR

Limpe o filtro de ar sempre que apareça a indicação “” (ALTURA DE LIMPAR O FILTRO DE AR).

- Isto será visualizado depois de a unidade funcionar durante algum tempo.
- Aumente a frequência das limpezas se a unidade estiver instalada numa sala onde o ar esteja muito contaminado.
- Caso seja impossível limpar a sujeira, troque o filtro de ar (filtro de ar substituto é opcional)


### 1. Abra o painel frontal.

Coloque os dedos nas saliências nas faces esquerda e direita da unidade principal e abra até o painel parar. (Observe o mesmo procedimento para fechar.)



### 2. Puxe o filtro de ar para fora.

Prima ligeiramente para cima na patilha no centro de cada filtro de ar e, depois, puxe-a para fora numa direcção descendente.



### 3. Limpe o filtro de ar.

Use um aspirador de pó **A)** ou lave o filtro de ar com água **B)**.

**A)** Utilização de um aspirador de pó



**B)** Lavagem com água

Se o filtro de ar estiver muito sujo, utilize uma escova macia e detergente neutro.



Retire a água e deixe secar à sombra.

### NOTES

- Não lave o filtro de ar com água quente acima de 50°C pois, caso contrário, isto pode resultar em descoloração e/ou deformação.
  - Não expor ao fogo, caso contrário, poderá provocar queimaduras.
4. **Prenda o filtro de ar.**  
Após conclusão da limpeza, volte a colocar o filtro como anteriormente.
  5. **Feche o painel frontal.**  
Referência ao item n.º 1.
  6. **Pressione o botão para REAJUSTE DO FILTRO no controlo remoto.**  
O visor “ALTURA DE LIMPAR O FILTRO DE AR” desaparece.

## COMO LIMPAR A SAÍDA DE AR E EXTERIOR

- Limpe com um pano macio.
- Caso seja difícil retirar as nódoas, use água e detergente neutro.

### NOTES

- Não use gasolina, benzeno, diluente, pó de polimento, insecticida. Pode causar descoloração ou enrugamento.
- Para limpar os filtros de ar, não utilize água ou ar a uma temperatura de 50 °C ou superior.
- Quando a alheta estiver extremamente suja, remova-a conforme abaixo e limpe-a ou troque-a. (Alheta substituta é opcional.)

## COMO LIMPAR O PAINEL FRONTAL


Pode retirar o painel frontal para o limpar.

### NOTES

- Prenda com firmeza o painel frontal para não deixar cair.
- Não use gasolina, benzina, emulsionante, pó de polimento, insecticida líquido. Poderá causar a descoloração ou o empenamento.
- Não deixe a unidade interna ficar molhada. Poderá causar um choque eléctrico ou incêndio.
- Não esfregue muito forte ao limpar a lâmina com água. A vedação superficial pode descolar.
- Não use água ou ar a 50°C ou mais para limpar filtros de ar e painéis externos.
- Certifique-se de que o painel fica solidamente instalado.


### 1. Abra o painel frontal.

Coloque os dedos nas saliências nas faces esquerda e direita da unidade principal e abra até o painel parar.  
(Observe o mesmo procedimento para fechar.)



### 2. Retire o painel frontal.

Empurre em ambos os lados do painel frontal para o centro da unidade principal e retire. (É também possível retirá-lo deslocando o painel frontal para a esquerda ou direita e empurrando-o para a frente.)



### 3. Limpe o painel frontal.


- Limpe com suavidade com um pano húmido e macio.
- Utilize exclusivamente agentes de limpeza neutros.
- Depois de lavar, limpe a água em excesso e seque num local com sombra.
- **Quando muito encardido**  
Aplicar directamente o tipo de detergente usado para limpar ventiladores ou fornos, espero 10 minutos e, depois, enxagúe com água.

### NOTA

- Não lave o ar condicionado com água quente a uma temperatura superior a 50°C. Caso contrário, poderá perder a cor ou provocar deformações.

### 4. Coloque o painel frontal.

Coloque as chaves do painel frontal nas ranhuras e empurre-as na totalidade. Feche lentamente o painel frontal neste estado.



**DAIKIN INDUSTRIES, LTD.**

Head office:  
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,  
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:  
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,  
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan

**DAIKIN EUROPE NV**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium