

Referentni vodič za instalatere

## Split sistem klima uređaja



FTXP20N5V1B9  
FTXP25N5V1B9  
FTXP35N5V1B9  
FTXP50N5V1B9

ATXP20N5V1B9  
ATXP25N5V1B9  
ATXP35N5V1B9

# Sadržaj

|          |                                                                                               |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>O dokumentaciji</b>                                                                        | <b>4</b>  |
| 1.1      | O ovom dokumentu .....                                                                        | 4         |
| <b>2</b> | <b>Opće mjere opreza</b>                                                                      | <b>5</b>  |
| 2.1      | O dokumentaciji .....                                                                         | 5         |
| 2.1.1    | Značenje upozorenja i simbola .....                                                           | 5         |
| 2.2      | Za instalatera .....                                                                          | 6         |
| 2.2.1    | Općenito .....                                                                                | 6         |
| 2.2.2    | Mjesto instalacije .....                                                                      | 7         |
| 2.2.3    | Rashladno sredstvo — u slučaju R410A ili R32 .....                                            | 9         |
| 2.2.4    | Električno .....                                                                              | 11        |
| <b>3</b> | <b>Posebne sigurnosne upute za instalatera</b>                                                | <b>14</b> |
| <b>4</b> | <b>O kutiji</b>                                                                               | <b>16</b> |
| 4.1      | Unutrašnja jedinica .....                                                                     | 16        |
| 4.1.1    | Raspakiravanje unutrašnje jedinice .....                                                      | 16        |
| 4.1.2    | Za uklanjanje pribora iz unutrašnje jedinice .....                                            | 16        |
| <b>5</b> | <b>O jedinici</b>                                                                             | <b>18</b> |
| 5.1      | Izgled sistema .....                                                                          | 18        |
| 5.2      | Raspon rada .....                                                                             | 18        |
| 5.3      | Informacije o bežičnom LAN-u .....                                                            | 18        |
| 5.3.1    | Mjere opreza prilikom upotrebe bežičnog LAN-a .....                                           | 19        |
| 5.3.2    | Osnovni parametri .....                                                                       | 19        |
| 5.3.3    | Postavljanje bežičnog LAN-a .....                                                             | 19        |
| <b>6</b> | <b>Instalacija jedinice</b>                                                                   | <b>20</b> |
| 6.1      | Priprema mjesta za instalaciju .....                                                          | 20        |
| 6.1.1    | Zahtjevi mjesta instalacije unutrašnje jedinice .....                                         | 20        |
| 6.2      | Otvaranje unutrašnje jedinice .....                                                           | 21        |
| 6.2.1    | Skidanje prednje ploče .....                                                                  | 21        |
| 6.2.2    | Za ponovno postavljanje prednje ploče .....                                                   | 22        |
| 6.2.3    | Za skidanje prednje rešetke .....                                                             | 22        |
| 6.2.4    | Za ponovno postavljanje prednje rešetke .....                                                 | 22        |
| 6.2.5    | Uklanjanje poklopca razvodne kutije .....                                                     | 23        |
| 6.2.6    | Za otvaranje servisnog poklopca .....                                                         | 23        |
| 6.3      | Montaža unutrašnje jedinice .....                                                             | 23        |
| 6.3.1    | Mjere opreza prilikom montiranja unutrašnje jedinice .....                                    | 23        |
| 6.3.2    | Za instaliranje montažne ploče .....                                                          | 23        |
| 6.3.3    | Za bušenje rupe u zidu .....                                                                  | 24        |
| 6.3.4    | Za skidanje poklopca otvora cijevi .....                                                      | 25        |
| 6.3.5    | Odvod kondenzata .....                                                                        | 25        |
| <b>7</b> | <b>Instalacija cijevi</b>                                                                     | <b>29</b> |
| 7.1      | Priprema cjevovoda rashladnog sredstva .....                                                  | 29        |
| 7.1.1    | Zahtjevi cjevovoda rashladnog sredstva .....                                                  | 29        |
| 7.1.2    | Izolacija cjevovoda rashladnog sredstva .....                                                 | 30        |
| 7.2      | Spajanje cjevovoda rashladnog sredstva .....                                                  | 30        |
| 7.2.1    | O spajanju cjevovoda rashladnog sredstva .....                                                | 30        |
| 7.2.2    | Mjere opreza pri spajanju cjevovoda rashladnog sredstva .....                                 | 30        |
| 7.2.3    | Smjernice prilikom spajanja cjevovoda rashladnog sredstva .....                               | 31        |
| 7.2.4    | Smjernice za savijanje cijevi .....                                                           | 32        |
| 7.2.5    | Za proširivanje otvora cijevi .....                                                           | 32        |
| 7.2.6    | Za spajanje cjevovoda rashladnog sredstva na unutrašnju jedinicu .....                        | 33        |
| 7.2.7    | Provjera curenja zglobnih cijevi rashladnog sredstva nakon punjenja rashladnog sredstva ..... | 33        |
| <b>8</b> | <b>Električna instalacija</b>                                                                 | <b>34</b> |
| 8.1      | O spajanju električnih instalacija .....                                                      | 34        |
| 8.1.1    | Mjere opreza prilikom spajanja električnog ožičenja .....                                     | 34        |
| 8.1.2    | Smjernice za spajanje električnog ožičenja .....                                              | 35        |
| 8.1.3    | Specifikacije standardnih komponenti ožičenja .....                                           | 36        |
| 8.2      | Spajanje električnog ožičenja .....                                                           | 37        |
| 8.2.1    | O spajanju električnih instalacija .....                                                      | 37        |
| 8.2.2    | Mjere opreza prilikom spajanja električnog ožičenja .....                                     | 37        |
| 8.2.3    | Smjernice za spajanje električnog ožičenja .....                                              | 38        |
| 8.2.4    | Specifikacije standardnih komponenti ožičenja .....                                           | 39        |

|           |                                                                                                               |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8.2.5     | Za spajanje električnog ožičenja na unutrašnju jedinicu .....                                                 | 40        |
| 8.2.6     | Povezivanje HA sistema (žičani daljinski upravljač, centralni daljinski upravljač, bežični adapter itd.)..... | 41        |
| <b>9</b>  | <b>Završavanje instalacije unutrašnje jedinice</b> .....                                                      | <b>42</b> |
| 9.1       | Izolacija odvodnog cjevovoda, cjevovoda rashladnog sredstva i interkonekcijskog kabla .....                   | 42        |
| 9.2       | Za provođenje cijevi kroz rupu u zidu .....                                                                   | 42        |
| 9.3       | Za pričvršćivanje jedinice na montažnu ploču .....                                                            | 43        |
| <b>10</b> | <b>Konfiguracija</b> .....                                                                                    | <b>44</b> |
| 10.1      | Postavljanje drugog kanala prijemnika infracrvenog signala unutrašnje jedinice .....                          | 44        |
| <b>11</b> | <b>Puštanje u rad</b> .....                                                                                   | <b>46</b> |
| 11.1      | Pregled: Puštanje u rad .....                                                                                 | 46        |
| 11.2      | Kontrolna lista prije puštanja u rad .....                                                                    | 46        |
| 11.3      | Za postupak probnog rada .....                                                                                | 47        |
| 11.3.1    | Provođenje probnog rada u zimskoj sezoni .....                                                                | 47        |
| <b>12</b> | <b>Predaja korisniku</b> .....                                                                                | <b>48</b> |
| <b>13</b> | <b>Odlaganje</b> .....                                                                                        | <b>49</b> |
| <b>14</b> | <b>Tehnički podaci</b> .....                                                                                  | <b>50</b> |
| 14.1      | Dijagram ožičenja .....                                                                                       | 50        |
| 14.1.1    | Unificirana legenda za električni dijagram .....                                                              | 50        |
| <b>15</b> | <b>Rječnik pojmova</b> .....                                                                                  | <b>53</b> |

# 1 O dokumentaciji

## 1.1 O ovom dokumentu



### INFORMACIJA

Provjerite da li korisnik ima štampanu dokumentaciju i zamolite ga/je da je čuva za buduću upotrebu.

### Ciljna publika

Ovlašteni instalateri



### INFORMACIJA

Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu od strane stručnih ili obučениh korisnika u trgovinama, u lakoj industriji i na farmama ili u komercijalne svrhe i upotrebu u domaćinstvu kada ga koriste nestručne osobe.

### Komplet dokumentacije

Ovaj dokument je dio skupa dokumentacije. Kompletan set se sastoji od:

- **Opće mjere opreza:**
  - Sigurnosne upute koje MORATE pročitati prije instaliranja
  - Format: Papir (u ambalažnoj kutiji unutrašnje jedinice)
- **Priručnik za instalaciju unutrašnje jedinice:**
  - Upute za instalaciju
  - Format: Papir (u ambalažnoj kutiji unutrašnje jedinice)
- **Referentni vodič za instalatere:**
  - Priprema za instaliranje, dobre prakse, referentni podaci...
  - Format: Digitalne datoteke na <https://www.daikin.eu>. Pronađite svoj model putem funkcije za pretraživanje 🔍.

Posljednja revizija isporučene dokumentacije može biti dostupna na regionalnoj web lokaciji Daikin ili putem vašeg prodavača.

Skenirajte QR kôd u nastavku kako biste pronašli kompletnu dokumentaciju i više informacija o proizvodu na web lokaciji Daikin.



FTXP-N9



ATXP-N9

Originalna uputstva su napisana na engleskom jeziku. Svi drugi jezici su prijevodi originalnog uputstva.

### Tehničko-inžinjerski podaci

- **Podset** najnovijih tehničkih podataka dostupan je na regionalnoj web lokaciji Daikin (javno dostupno).
- **Potpuni set** najnovijih tehničkih podataka dostupan je na web lokaciji Daikin Business Portal (potrebna je provjera autentičnosti).

## 2 Opće mjere opreza

### 2.1 O dokumentaciji

- Originalna uputstva su napisana na engleskom jeziku. Svi drugi jezici su prijevodi originalnog uputstva.
- Mjere opreza opisane u ovom dokumentu obuhvataju vrlo važne teme, stoga ih pažljivo slijedite.
- Instalaciju sistema i sve aktivnosti opisane u priručniku za instalaciju i u referentnom vodiču za instalatera MORA izvesti ovlašteni instalater.

#### 2.1.1 Značenje upozorenja i simbola

**OPASNOST**

Označava situaciju koja dovodi do smrti ili ozbiljne ozljede.

**OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA**

Označava situaciju koja može dovesti do strujnog udara.

**OPASNOST: RIZIK OD VATRE/PARE**

Označava situaciju koja može dovesti do opekline/oparina zbog ekstremno visokih ili niskih temperatura.

**OPASNOST: RIZIK OD EKSPLOZIJE**

Označava situaciju koja može dovesti do eksplozije.

**UPOZORENJE**

Označava situaciju koja može dovesti do smrti ili ozbiljne ozljede.

**UPOZORENJE: ZAPALJIVI MATERIJAL****A2L****UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL**

Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo.

**OPREZ**

Označava situaciju koja može dovesti do lakše ili umjerene ozljede.

**OBAVJEŠTENJE**

Označava situaciju koja može dovesti do oštećenja opreme ili imovine.

**INFORMACIJA**

Označava korisne savjete ili dodatne informacije.

Simboli korišteni na jedinici:

| Simbol                                                                            | Objašnjenje                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Prije instalacije, pročitajte priručnik za instalaciju i rukovanje, i list uputa za ožičenje.         |
|  | Prije izvođenja radova na održavanju i servisnih zadataka, pročitajte servisni priručnik.             |
|  | Za više informacija pogledajte referentni vodič za instalatera i korisnika.                           |
|  | Jedinica sadrži rotirajuće dijelove. Budite oprezni prilikom servisiranja ili pregledavanja jedinice. |

Simboli korišteni u dokumentaciji:

| Simbol                                                                            | Objašnjenje                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Označava naslov slike ili referencu na nju.<br><b>Primjer:</b> "▲ Naslov slike 1–3 " znači "Slika 3 u poglavlju 1".   |
|  | Označava naslov tabele ili referencu na nju.<br><b>Primjer:</b> "■ Naslov tabele 1–3" znači "Tabela 3 u poglavlju 1". |

## 2.2 Za instalatera

### 2.2.1 Općenito

Ako NISTE sigurni kako se uređaj instalira ili kako se njime rukuje, obratite se svom zastupniku.



#### OPASNOST: RIZIK OD VATRE/PARE

- Tokom i odmah nakon rada nemojte dodirivati cjevovod rashladnog sredstva, vode ili unutrašnje dijelove. Mogli bi biti prevrući ili prehladni. Ostavite ih da se vrate na normalnu temperaturu. Ako ih MORATE dirati, nosite zaštitne rukavice.
- NE dodirujte nikakva rashladna sredstva koja slučajno iscuru.



#### UPOZORENJE

Nepravilna instalacija ili pričvršćivanje opreme ili pribora može izazvati udar struje, kratak spoj, curenje, požar ili druga oštećenja opreme. Koristite SAMO pribor, dodatnu opremu i rezervne dijelove koje je proizvela ili odobrila kompanija Daikin osim ako je drugačije naznačeno.



#### UPOZORENJE

Osigurajte da instalacija, testiranje i upotrijebljeni materijali udovoljavaju važećim zakonima (pored uputa opisanih u dokumentaciji kompanije Daikin).



#### UPOZORENJE

Rasparajte i bacite plastične vrećice za pakiranje kako se niko ne bi njima igrao, a pogotovo djeca. **Moguća posljedica:** gušenje.



#### UPOZORENJE

Poduzmite odgovarajuće mjere kako jedinica ne bi postala sklonište malim životinjama. U kontaktu s električnim dijelovima male životinje mogu izazvati neispravnosti u radu, pojavu dima ili vatre.

**OPREZ**

Prilikom instalacije, održavanja ili servisiranja sistema nosite odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu (zaštitne rukavice, sigurnosne naočale...).

**OPREZ**

NE dirajte otvor za ulaz zraka ni aluminijska krilca jedinice.

**OPREZ**

- NEMOJTE stavljati nikakve predmete ili opremu na gornju ploču jedinice.
- NEMOJTE sjediti, penjati se ili stajati na jedinici.

U skladu s važećim zakonima proizvodu ćete možda morati priložiti zapisnik koji sadrži barem informacije o održavanju, popravcima, rezultatima testova, razdobljima mirovanja,...

Također, na dostupnom mjestu uz proizvod MORATE navesti barem sljedeće informacije:

- upute za isključivanje sistema u slučaju nužde
- naziv i adresu vatrogasne jedinice, policije i bolnice
- naziv, adresu i brojeve dnevnih i noćnih telefona za dobivanje usluge

U Evropi, standard EN378 navodi potrebne smjernice za ovaj zapisnik.

## 2.2.2 Mjesto instalacije

- Osigurajte dovoljno prostora oko uređaja za servisiranje i strujanje zraka.
- Uvjerite se da mjesto instalacije može podnijeti težinu jedinice i vibracije.
- Osigurajte dobro provjetravanje prostora. NEMOJTE zapriječiti nijedan otvor za provjetravanje.
- Uvjerite se da je uređaj niveliran.

Jedinicu NE instalirajte na sljedećim mjestima:

- U potencijalno eksplozivnom okruženju.
- Na mjestima gdje strojevi stvaraju elektromagnetske valove. Elektromagnetski valovi mogu poremetiti sistem upravljanja i uzrokovati greške u radu opreme.
- Na mjestima gdje postoji opasnost od požara zbog curenja zapaljivih plinova (primjer: razrjeđivač ili benzin), karbonskih vlakana, zapaljive prašine.
- Na mjestima gdje nastaju korozivni plinovi (primjer: plin sumporne kiseline). Korozija bakrenih cijevi ili zavarenih dijelova može uzrokovati curenje rashladnog sredstva.
- U kupatilima.

### Upute za opremu koja koristi rashladno sredstvo R32

**A2L****UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL**

Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo.



### UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakve materijale za čišćenje ili sredstva za ubrzavanje odleđavanja, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sistemu nema mirisa.



### UPOZORENJE

Uređaj treba biti pohranjen tako da se spriječi mehaničko oštećenje i u dobro provjetravanoj prostoriji bez kontinuiranih izvora zapaljenja (primjer: otvoreni plamen, plinski uređaj u radu ili električni grijač u radu) i koja ima veličinu prostora navedenu u nastavku.



### UPOZORENJE

Uvjerite se da su instalacija, servisiranje, održavanje i popravci u skladu s uputama kompanije Daikin i važećim zakonskim propisima (na primjer s nacionalnim pravilnikom za plinove) i da su ih izvršile SAMO ovlaštene osobe.



### UPOZORENJE

- Poduzmite mjere da izbjegnute prekomjerne vibracije ili pulsiranje cjevovoda rashladnog sredstva.
- Zaštitite zaštitne uređaje, cjevovod i spojne elementi što je više moguće od štetnih uticaja okoliša.
- Predvidite mjesta širenja i skupljanja dugih dionica cjevovoda.
- Dizajnirajte i montirajte rashladne sisteme tako da umanjuju vjerovatnoću da hidraulički udar ošteti sistem.
- Čvrsto montirajte unutrašnju opremu i cijevi i zašтите tako da ne može doći do slučajnog puknuća opreme ili cijevi u slučaju događaja kao što su premještanje namještaja ili radovi na obnovi.



### UPOZORENJE

Ako su jedna ili više prostorija povezane s jedinicom putem sistema kanala, provjerite:

- da nema uključenih izvora paljenja (primjer: otvoreni plamen, uključen plinski uređaj ili uključen električni grijač) u slučaju da je površina poda manja od A (m<sup>2</sup>).
- da nema pomoćnih uređaja, koji mogu biti potencijalni izvor paljenja, instaliranih u kanalima (primjer: vrelе površine s temperaturom većom od 700°C i električni rasklopni uređaj);
- da postoje samo pomoćni uređaji koje je proizvođač odobrio za upotrebu u kanalima;
- da li su otvori za ulaz i izlaz zraka povezani direktno kanalima s istom prostorijom. NEMOJTE koristiti prostore kao što su spuštени stropovi kao otvor za ulaz i izlaz zraka.



### OPREZ

NEMOJTE koristiti moguće izvore paljenja kada pretražujete jedinicu da biste otkrili curenje rashladnog sredstva.

**OBAVJEŠTENJE**

- NEMOJTE ponovo koristiti spojeve i bakrene brtve koje su već bile korištene.
- Spojevi u instalaciji napravljeni između dijelova rashladnog sistema trebaju biti dostupni u svrhu održavanja.

**Zahtjevi prostora za instalaciju****UPOZORENJE**

Ako uređaj sadrži rashladno sredstvo R32, tada površina poda prostorije u kojoj se uređaj postavlja, radi i sprema MORA biti veća od minimalne površine poda definirane u tabeli u nastavku A (m<sup>2</sup>). To se odnosi na:

- Unutrašnje jedinice **bez** senzora za curenje rashladnog sredstva; kod unutrašnjih jedinica **sa** senzorom za curenje rashladnog sredstva, pogledajte priručnik za instalaciju
- Vanjske jedinice postavljene ili pohranjene u zatvorenom prostoru (na primjer: zimski vrt, garaža, strojarnica)

**OBAVJEŠTENJE**

- Cjevovodi moraju biti čvrsto montirani i zaštićeni od fizičkih oštećenja.
- Instalacija cjevovoda mora biti minimalne dužine.

**Za određivanje minimalne površine poda**

- 1 Odredite ukupno punjenje rashladnog sredstva u sistemu (= tvoričko punjenje rashladnog sredstva ① + ② količina dodatnog punjenja).

Contains fluorinated greenhouse gases

**R32**  
GWP: xxx

① = [ ] kg

② = [ ] kg

① + ② = [ ] kg

$\frac{\text{GWP} \times \text{kg}}{1000} = [ ] \text{ tCO}_{2\text{eq}}$

- 2 Odredite koji grafikon ili tabelu želite koristiti.
  - Za unutrašnje jedinice: Je li jedinica postavljena na strop, zid ili stoji na podu?
  - Za vanjske jedinice postavljene ili spremljene u zatvorenom prostoru, to ovisi o visini postavljanja:

| Ako je visina postavljanja... | Tada koristite grafikon ili tabelu za... |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| < 1,8 m                       | Jedinice koje stoje na podu              |
| $1,8 \leq x < 2,2$ m          | Jedinice postavljene na zid              |
| $\geq 2,2$ m                  | Jedinice postavljene na strop            |

- m** Ukupno punjenje rashladnog sredstva u sistemu
- A<sub>min</sub>** Minimalna površina poda
- (a)** Ceiling-mounted unit (= Jedinica postavljena na strop)
- (b)** Wall-mounted unit (= Jedinica postavljena na zid)
- (c)** Floor-standing unit (= Jedinica koja stoji na podu)

**2.2.3 Rashladno sredstvo — u slučaju R410A ili R32**

Ako je primjenjivo. Za više informacija pogledajte priručnik za instalaciju ili referentni vodič za instalatera vaše aplikacije.



### OPASNOST: RIZIK OD EKSPLOZIJE

**Ispumpavanje – Curenje rashladnog sredstva.** Ako želite ispumpati sistem, a postoji curenje u krugu rashladnog sredstva:

- NEMOJTE koristiti funkciju automatskog ispumpavanja kojom možete sve rashladno sredstvo iz sistema skupiti u vanjsku jedinicu. **Moguća posljedica:** Samoizgaranje i eksplozija kompresora zbog ulaska zraka u kompresor tokom rada.
- Koristite zaseban sistem sakupljanja tako da jedinica kompresora NE mora raditi.



### UPOZORENJE

Prilikom testiranja NIKADA proizvod ne izlažite pritisku višem od maksimalnog dopuštenog (kao što je naznačeno na nazivnoj pločici jedinice).



### UPOZORENJE

U slučaju curenja rashladnog sredstva poduzmite odgovarajuće mjere opreza. Ako rashladni plin curi, odmah prozračite prostor. Mogući rizici:

- Prekomjerna koncentracija rashladnog sredstva u zatvorenoj prostoriji može uzrokovati manjak kisika.
- Ako rashladni plin dođe u kontakt s vatrom, može nastati otrovni plin.



### UPOZORENJE

UVIJEK prikupite otpadno rashladno sredstvo. NE ispuštajte ga direktno u okoliš. Za pražnjenje instalacije upotrijebite vakuumsku pumpu.



### UPOZORENJE

Uvjerite se da u sistemu nema kisika. Rashladno sredstvo može se puniti tek nakon testa curenja i vakuumskog isušivanja.

**Moguća posljedica:** Samoizgaranje i eksplozija kompresora zbog ulaska zraka u kompresor tokom rada.



### OBAVJEŠTENJE

- Da biste izbjegli prekid rada kompresora, NEMOJTE puniti rashladno sredstvo preko navedene količine.
- Pri otvaranju rashladnog sistema, s rashladnim sredstvom se MORA postupati u skladu s važećim propisima.



### OBAVJEŠTENJE

Uvjerite se da je cjevovod za rashladno sredstvo u skladu s važećim zakonima. EN378 je standard koji je primjenjiv u Evropi.



### OBAVJEŠTENJE

Pazite da vanjske cijevi i priključci NE BUDU izloženi naprezanju.



### OBAVJEŠTENJE

Nakon priključivanja svih cijevi provjerite ne curi li negdje plin. Za detekciju curenja plina upotrijebite dušik.

- U slučaju potrebe za dodatnim punjenjem pogledajte nazivnu pločicu ili oznaku za punjenje rashladnog sredstva jedinice. Na njoj je navedena vrsta i potrebna količina rashladnog sredstva.

- Ako je jedinica fabrički napunjena rashladnim sredstvom ili jedinica nije napunjena, u oba slučaja možda morate napuniti dodatno rashladno sredstvo, u zavisnosti od veličina cijevi i dužina cijevi sistema.
- Upotrebljavajte alate isključivo za vrstu rashladnog sredstva koja se koristi u sistemu kako biste osigurali otpor pritiska i spriječili ulazak stranih tvari u sistem.
- Tekuće rashladno sredstvo puniti na sljedeći način:

| Ako                                                                                            | Onda                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Postoji sifonska cijev<br>(tj. na cilindru je oznaka "Opremljen sifonom za punjenje tekućine") | Puniti tako da je cilindar u uspravnom položaju.<br> |
| NEMA sifonske cijevi                                                                           | Puniti tako da je cilindar okrenut naopako.<br>      |

- Polako otvorite cilindre rashladnog sredstva.
- Napunite tekućim rashladnim sredstvom. Dodavanje sredstva u plinovitom obliku moglo bi onemogućiti ispravan rad.

**OPREZ**

Pri dovršetku postupka punjenja rashladnog sredstva ili u pauzi, odmah zatvorite ventil spremnika rashladnog sredstva. Ako ventil NIJE odmah zatvoren, preostali pritisak može napuniti dodatno rashladno sredstvo. **Moguća posljedica:** Pogrešna količina rashladnog sredstva.

## 2.2.4 Električno

**OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA**

- Potpuno isključite napajanje prije skidanja poklopca s razvodne kutije, spajanja električnog ožičenja ili dodirivanja električnih dijelova.
- Prije servisiranja odspojite napajanje, pričekajte više od 10 minuta pa izmjerite napon na stezaljkama kondenzatora glavnog strujnog kruga ili električnim komponentama. Napon MORA biti manji od 50 V DC da biste mogli dodirnuti električne komponente. Lokaciju stezaljki potražite u dijagramu ožičenja.
- NE dodirujte električne komponente mokrim rukama.
- NE ostavljajte jedinicu bez nadzora kada je s nje uklonjen servisni poklopac.

**UPOZORENJE**

Ako NIJE tvornički ugrađen, u fiksno ožičenje MORA se ugraditi glavni prekidač ili drugi uređaj za odspajanje kod kojeg dolazi do razdvajanja kontakata na svim polovima, čime se garantuje potpuno odspajanje propisano za prenaponsku kategoriju III.



### UPOZORENJE

- Upotrebljavajte SAMO bakrene žice.
- Uvjerite se da je vanjsko ožičenje u skladu s važećim državnim propisima.
- Sva vanjska ožičenja MORAJU biti provedena u skladu s dijagramom ožičenja koji se isporučuje s proizvodom.
- NIKADA nemojte stiskati snop kablova i pazite da ne dođu u dodir s cijevima i oštrim rubovima. Pazite da nema vanjskog naprezanja na priključne stezaljke.
- Obavezno instalirajte uzemljenje. NE uzemljujte jedinicu na vodovodnu cijev, stabilizator napona ili uzemljenje telefona. Nepotpuno uzemljenje može uzrokovati strujni udar.
- Obavezno koristite namijenjeni strujni krug. NIKADA nemojte koristiti napajanje koje se dijeli s drugim uređajem.
- Provjerite jeste li postavili potrebne osigurače ili prekidače strujnog kruga.
- Obavezno instalirajte zaštitu od dozemnog spoja. Izostanak istog mogao bi dovesti do strujnog udara ili požara.
- Pri postavljanju zaštite od dozemnog spoja provjerite je li ona kompatibilna s inverterom (otporna na električne smetnje visokih frekvencija) kako bi se izbjeglo nepotrebno otvaranje zaštite od dozemnog spoja.



### OPREZ

- Prilikom spajanja električnog napajanja: spoj na uzemljenje mora biti izveden prije spajanja na napon.
- Kod odspajanja električnog napajanja: spojevi pod naponom se moraju odspojiti prije rastavljanja spoja na uzemljenje.
- Dužina vodiča između sidrenja električnog napojnog kabla i same redne stezaljke MORA biti takva da se vodiči pod naponom zategnu prije vodiča uzemljenja u slučaju da se naponski vodič izvuče iz obujmice sidrenja.



### OBAVJEŠTENJE

Mjere opreza prilikom postavljanja ožičenja napajanja:



- NEMOJTE povezivati ožičenje različitih debljina s rednim stezaljkama (labavi dijelovi u ožičenju napajanja mogu uzrokovati neuobičajenu toplinu).
- Kada spajate žice koje su iste debljine, uradite to kako je prikazano na slici iznad.
- Za ožičenje upotrijebite namjensku žicu napajanja i dobro pričvrstite, a zatim osigurajte kako izvodna ploča ne bi bila pod vanjskim pritiskom.
- Za pričvršćivanje vijaka priključka upotrijebite odgovarajući odvijač. Vijak s malom glavom oštetit će glavu pa odgovarajuće zatezanje neće biti moguće.
- Prekomjerno zatezanje vijaka priključka može ih oštetiti.



### UPOZORENJE

- Po završetku električnih radova provjerite jesu li sve električne komponente i priključak u kutiji s prekidačima dobro spojeni.
- Provjerite jesu li svi poklopci zatvoreni prije pokretanja jedinice.

**OBAVJEŠTENJE**

Primjenjivo SAMO ako je napajanje trofazno, a kompresor se može uključiti, odnosno isključiti.

Ako postoji mogućnost reverzne faze nakon kratkotrajnog nestanka struje te ponovnog uključivanja napajanja tokom rada uređaja, krug zaštite reverzne faze priključite lokalno. Rad uređaja u reverznoj fazi može pokvariti kompresor i druge dijelove.

## 3 Posebne sigurnosne upute za instalatera

Uvijek slijedite sigurnosna uputstva i propise.

### Montaža jedinice (pogledajte "6 Instalacija jedinice" [▶ 20])



#### UPOZORENJE

Instalaciju treba izvršiti instalater, a odabir materijala i instalacija mora biti u skladu s važećim zakonodavstvom. EN378 je standard koji je primjenjiv u Evropi.



#### UPOZORENJE

Uređaj treba pohraniti tako da se spriječe mehanička oštećenja, u dobro prozračenoj prostoriji u kojoj nema trajno aktivnih izvora zapaljenja (npr.: otvoreni plamen, aktivni plinski uređaj ili aktivni električni grijač). Veličina sobe mora biti kako je navedeno u Općim mjerama opreza.



#### OPREZ

Za zidove koji sadržavaju metalni okvir ili metalnu ploču koristite zidno ugrađenu cijev i zidni poklopac u prolaznu rupu da biste spriječili moguće zagrijavanje, strujni udar ili požar.

### Montaža cjevovoda (pogledajte "7 Instalacija cijevi" [▶ 29])



A2L

#### UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo.



#### OPREZ

Cjevovod i spojevi split sistema moraju biti izvedeni s trajnim spojevima kada su unutar prostora u kojem borave ljudi, osim spojeva koji direktno povezuju cjevovod s unutrašnjim jedinicama.



#### OPASNOST: RIZIK OD VATRE/PARE



#### OPREZ

- Nepotpuno proširivanje može dovesti do ispuštanja rashladnog plina.
- NE upotrebljavajte proširenja višekratno. Upotrijebite nova proširenja kako biste spriječili curenje rashladnog plina.
- Upotrijebite holender matice koje su isporučene uz jedinicu. Upotreba drugačijih holender matica može uzrokovati curenje rashladnog plina.

### Električna montaža (pogledajte "8 Električna instalacija" [▶ 34])



#### OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA



#### UPOZORENJE

Za kablove napajanja UVIJEK koristite višežilni kabal.

**UPOZORENJE**

- Sve radove oko ožičenja MORA izvršiti ovlašteni električar i MORAJU biti u skladu s državnim propisima o ožičenju.
- Električne priključke spojite na fiksno ožičenje.
- Sve lokalno nabavljene komponente i svi električni radovi MORAJU biti u skladu s važećim zakonima.

**UPOZORENJE**

- Ako N-faza napajanja nedostaje ili je pogrešna, moglo bi doći do kvara na opremi.
- Upostavite pravilno uzemljenje. NE uzemljujte jedinicu na vodovodnu cijev, stabilizator napona ili uzemljenje telefona. Nepotpuno uzemljenje može dovesti do strujnog udara.
- Montirajte potrebne osigurače ili prekidače.
- Učvrstite električno ožičenje kablovskim vezicama tako da kablovi NE dođu u kontakt s oštrim ivicama ili cijevima, posebno na strani visokog pritiska.
- NE koristite obložene žice, produžne kablove ili priključke sa zvjezdastog sistema. Mogu uzrokovati pregrijavanje, strujni udar ili požar.
- NE postavljajte kondenzator za brzanje u fazi, jer je ova jedinica opremljena inverterom. Kondenzator za brzanje u fazi smanjit će učinkovitost i može uzrokovati nezgode.

**UPOZORENJE**

Postavite svepolni prekidač s najmanje 3 mm udaljenosti između kontaktnih tačaka koji omogućava potpuno odvajanje pod prenaponskom kategorijom III.

**UPOZORENJE**

Ako je kabal za napajanje oštećen, MORA ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili slične stručne osobe kako bi se izbjegle opasnosti.

**UPOZORENJE**

NEMOJTE spajati kabal napajanja na unutrašnju jedinicu. To može dovesti do strujnog udara ili požara.

**UPOZORENJE**

- NEMOJTE upotrebljavati lokalno kupljene električne dijelove unutar proizvoda.
- Električno napajanje odvodne pumpe, itd., NEMOJTE dovoditi razvodom iz redne stezaljke. To može dovesti do strujnog udara ili požara.

**UPOZORENJE**

Držite ožičenje spajanja između jedinica dalje od bakarnih cijevi koje nemaju toplinsku izolaciju jer te cijevi mogu biti veoma vruće.

## 4 O kutiji

Imajte na umu sljedeće:

- Prilikom isporuke jedinica se MORA pregledati zbog oštećenja i kompletnosti. Svako oštećenje ili dijelove koji nedostaju MORATE odmah prijaviti otpremnikovom agentu za reklamacije.
- Upakovanu jedinicu dovedite što bliže njenom konačnom položaju za ugradnju kako biste spriječili oštećenje tokom transporta.
- Unaprijed pripremite putanju po kojoj želite unijeti jedinicu u svoj konačni položaj.
- Prilikom rukovanja jedinicom, treba uzeti u obzir sljedeće:




Lomljivo, pažljivo rukujte jedinicom.




Držite jedinicu uspravno, da se izbjegne oštećenje.

### 4.1 Unutrašnja jedinica

#### 4.1.1 Raspakiravanje unutrašnje jedinice




#### 4.1.2 Za uklanjanje pribora iz unutrašnje jedinice



**1** Uklonite:

- vrećicu s dodatnom opremom s dna paketa,
- montažnu ploču pričvršćenu na stražnju stranu unutrašnje jedinice.
- rezervnu SSID naljepnicu na prednjoj rešetki.



- a** Priručnik za montiranje
- b** Priručnik za rukovanje
- c** Opće mjere opreza
- d** Rezervna SSID naljepnica
- e** Filter za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i čestica srebra
- f** Vijak za pričvršćivanje unutrašnje jedinice (M4x12L). Pogledajte "[9.3 Za pričvršćivanje jedinice na montažnu ploču](#)" [▶ 43].
- g** AAA.LR03 baterije sa suhim punjenjem (alkalne) za korisnički interfejs
- h** Držač bežičnog daljinskog upravljača (korisnički interfejs)
- i** Bežični daljinski upravljač (korisnički interfejs)
- j** Montažna ploča

- 2 Rezervna SSID naljepnica.** NE bacati rezervnu naljepnicu. Čuvajte je na sigurnom mjestu ako vam zatreba u budućnosti (npr. u slučaju zamjene prednje rešetke zalijepite je na novu prednju rešetku).

## 5 O jedinici




A2L

### UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo.

### 5.1 Izgled sistema



- a Unutrašnja jedinica
- b Servisni poklopac
- c Filter za zrak
- d Filter za uklanjanje neugodnih mirisa od titanijevog apatita i filter s česticama srebra (Ag-ion filter)
- e Cjevovod rashladnog sredstva, crijevo za kondenzat i interkonekcijski kabal
- f Izolacijska traka

### 5.2 Raspon rada

Za siguran i efikasan rad koristite sistem u sljedećim rasponima temperature i vlažnosti.

| Način rada                 | Raspon rada                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hlađenje <sup>(a)(b)</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vanjska temperatura: -10~48°C DB</li> <li>▪ Unutrašnja temperatura: 18~32°C DB</li> <li>▪ Unutrašnja vlažnost: ≤80%</li> </ul> |
| Grijanje <sup>(a)</sup>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vanjska temperatura: -15~24°C DB</li> <li>▪ Unutrašnja temperatura: 10~30°C DB</li> </ul>                                      |
| Sušenje <sup>(a)</sup>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vanjska temperatura: -10~48°C DB</li> <li>▪ Unutrašnja temperatura: 18~32°C DB</li> <li>▪ Unutrašnja vlažnost: ≤80%</li> </ul> |

<sup>(a)</sup> Ako jedinica radi izvan svog raspona rada sigurnosni uređaj može zaustaviti rad sistema.

<sup>(b)</sup> Ako jedinica radi izvan svog raspona rada može se pojaviti kondenzat i kapanje vode.

### 5.3 Informacije o bežičnom LAN-u

Za detaljne specifikacije, uputstva za montažu, načine postavljanja, česta pitanja, izjavu o usklađenosti i najnoviju verziju ovog priručnika posjetite [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).



### 5.3.1 Mjere opreza prilikom upotrebe bežičnog LAN-a

NE koristite u blizini:

- **medicinske opreme.** Npr. osobe koje koriste srčane pejsmejkere ili defibrilatore. Ovaj proizvod može uzrokovati elektromagnetske smetnje.
- **opreme s automatskim upravljanjem.** Npr. automatska vrata ili oprema za gašenje požara. Ovaj proizvod može uzrokovati neispravno ponašanje opreme.
- **mikrovalnih pećnica.** Mogu uticati na komunikaciju s bežičnim LAN-om.

### 5.3.2 Osnovni parametri

| Šta                              | Vrijednost                                 |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Raspon frekvencije               | 2400 MHz~2483,5 MHz                        |
| Protokol za bežičnu komunikaciju | IEEE 802.11b/g/n                           |
| Radiofrekvencijski kanal         | 1~13                                       |
| Izlazna snaga                    | 13 dBm                                     |
| Efektivna izračena snaga         | 15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n) |
| Napajanje                        | istosmjerno 14 V / 100 mA                  |

### 5.3.3 Postavljanje bežičnog LAN-a

Korisnik je odgovoran za osiguravanje:

- pametnog telefona ili tableta s minimalnom podržanom verzijom sistema Android ili iOS koja je navedena na stranici [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com)
- internetske veze i komunikacijskog uređaja, kao što je modem, ruter i sl.
- pristupne tačke za bežični LAN.
- instalirane besplatne aplikacije ONECTA.

#### Da instalirate aplikaciju ONECTA

- 1 Idite na Google Play (na Android uređajima) ili App Store (na iOS uređajima) i pretražite "ONECTA".
- 2 Za instalaciju aplikacije ONECTA slijedite uputstva na ekranu.



#### INFORMACIJA

Skenirajte QR kôd da preuzmete i instalirate ONECTA aplikaciju na svom mobilnom uređaju ili tabletu:



## 6 Instalacija jedinice

U ovom poglavlju

|       |                                                            |    |
|-------|------------------------------------------------------------|----|
| 6.1   | Priprema mjesta za instalaciju.....                        | 20 |
| 6.1.1 | Zahtjevi mjesta instalacije unutrašnje jedinice .....      | 20 |
| 6.2   | Otvaranje unutrašnje jedinice.....                         | 21 |
| 6.2.1 | Skidanje prednje ploče.....                                | 21 |
| 6.2.2 | Za ponovno postavljanje prednje ploče .....                | 22 |
| 6.2.3 | Za skidanje prednje rešetke .....                          | 22 |
| 6.2.4 | Za ponovno postavljanje prednje rešetke .....              | 22 |
| 6.2.5 | Uklanjanje poklopca razvodne kutije.....                   | 23 |
| 6.2.6 | Za otvaranje servisnog poklopca .....                      | 23 |
| 6.3   | Montaža unutrašnje jedinice.....                           | 23 |
| 6.3.1 | Mjere opreza prilikom montiranja unutrašnje jedinice ..... | 23 |
| 6.3.2 | Za instaliranje montažne ploče.....                        | 23 |
| 6.3.3 | Za bušenje rupe u zidu.....                                | 24 |
| 6.3.4 | Za skidanje poklopca otvora cijevi .....                   | 25 |
| 6.3.5 | Odvod kondenzata .....                                     | 25 |

### 6.1 Priprema mjesta za instalaciju



#### UPOZORENJE

Uređaj koji koristi rashladno sredstvo R32 treba biti pohranjen tako da se spriječi mehaničko oštećenje i u dobro provjetravanoj prostoriji bez kontinuiranih izvora zapaljenja (npr: otvoreni plamen, plinski uređaj u radu ili električni grijač u radu). Veličina sobe mora biti u skladu s navedenim u Općim sigurnosnim mjerama opreza.

Odaberite mjesto za instalaciju s dovoljno prostora za transport jedinice na gradilište i van njega.

NEMOJTE instalirati jedinicu na mjestima koja se često koriste kao radno mjesto. U slučaju građevinskih radova (npr. brušenje) gdje se stvara mnogo prašine, jedinica MORA biti pokrivena.

#### 6.1.1 Zahtjevi mjesta instalacije unutrašnje jedinice



#### INFORMACIJA

Također pročitajte mjere opreza i zahtjeve u odjeljku "[2 Opće mjere opreza](#)" ► 5).



#### INFORMACIJA

Nivo pritiska zvuka je niži od 70 dBA.

- **Protok zraka.** Pobrinite se da ništa ne blokira protok zraka.
- **Odvod kondenzata.** Pobrinite se da kondenzirana voda može slobodno oticati.
- **Izolacija zida.** Kada uslovi u zidu prelaze 30°C i relativna vlažnost zraka iznosi 80% ili kada se u zid uvodi svjež zrak, tada je potrebna dodatna izolacija (minimalne debljine 10 mm od polietilenske pjene).
- **Čvrstoća zida.** Provjerite je li zid ili pod dovoljno čvrst da podnese težinu jedinice. Ako postoji opasnost, pojačajte zid ili pod prije instalacije jedinice.

Postavite strujne kablove najmanje 1 metar od televizora i radija da biste spriječili smetnje. Ovisno o radiovalovima, udaljenost od 3 metra možda NEĆE biti dovoljna.

- Odaberite mjesto na kojem radna buka ili vrući/hladni zrak koji se ispuštaju iz jedinice neće ometati nikoga i mjesto se odabira na osnovu važećih zakona.

- **Fluorescentna rasvjeta.** Kada montirate bežični daljinski upravljač (korisničko sučelje) u prostoriji s fluorescentnom rasvjetom, vodite računa o sljedećem da se izbjegnu smetnje:

- Postavite bežični daljinski upravljač (korisničko sučelje) što je moguće bliže unutrašnjoj jedinici.
- Unutrašnju jedinicu postavite što je dalje moguće od fluorescentne rasvjete.

NIJE preporučljivo instaliranje jedinice na sljedeća mjesta jer time možete skratiti vijek trajanja jedinice:


- gdje napon mnogo varira
- u vozilima ili plovilima
- gdje ima kiselih ili lužnatih para
- Na mjestima na kojima u atmosferi mogu nastati maglice mineralnih ulja, raspršene čestice ili pare. Plastični dijelovi se mogu oštetiti i uzrokovati curenje vode.
- Na mjestima gdje jedinica nije izložena direktnom sunčevom svjetlu.
- U kupatilima.
- Mjesta osjetljiva na buku (npr. pored spavaće sobe), kako vas buka rada jedinice ne bi ometala.



#### OBAVJEŠTENJE

NE stavljajte predmete osjetljive na vlagu ispod unutrašnje i/ili vanjske jedinice. Kondenzacija na glavnoj jedinici ili cjevovodu rashladnog sredstva, nečistoća filtera zraka ili začepljenje odvoda mogu uzrokovati kapanje i može dovesti do zaprljanja ili oštećenja predmeta koji se nalaze ispod.


- **Razmak.** Postavite jedinicu najmanje 1,8 m od poda i imajte na umu sljedeće zahtjeve u pogledu udaljenosti od zidova i stropa:



## 6.2 Otvaranje unutrašnje jedinice

### 6.2.1 Skidanje prednje ploče

- 1 Držite prednju ploču za jezičke ploče s obje strane i otvorite je.




a Jezički ploče

- 2 Skinite prednju ploču kličući je lijevo ili desno i tako što ćete je povući prema sebi.

**Rezultat:** Osovina prednje ploče na jednoj strani će se odvojiti.

- 3 Na isti način odvojite osovinu prednje ploče na drugoj strani.



a Osovina prednje ploče

### 6.2.2 Za ponovno postavljanje prednje ploče

- 1 Pričvrstite prednju ploču. Poravnajte osovine s utorima i gurnite ih do kraja.
- 2 Polako zatvorite prednji panel; pritisnite na obje strane i u sredini.


### 6.2.3 Za skidanje prednje rešetke



#### OPREZ


Prilikom instalacije, održavanja ili servisiranja sistema nosite odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu (zaštitne rukavice, sigurnosne naočale...).

- 1 Uklonite prednju ploču kako biste izvadili filter za zrak.
- 2 Uklonite 2 vijka s prednje rešetke.
- 3 Gurnite dolje 3 gornje kuke označene simbolom s 3 kruga.



a Gornja kuka  
b Simbol s 3 kruga

- 4 Preporučujemo otvaranje krilca prije uklanjanja prednje rešetke.
- 5 Postavite obje ruke pod sredinu prednje rešetke, gurnite je prema gore i zatim povucite prema sebi.



### 6.2.4 Za ponovno postavljanje prednje rešetke


- 1 Postavite prednju rešetku i dobro zakačite 3 gornje kuke.
- 2 Stavite 2 vijka nazad na prednju rešetku.

- 3 Postavite filter za zrak i zatvorite prednju ploču.

### 6.2.5 Uklanjanje poklopca razvodne kutije

**Preduslov:** Skinite prednju rešetku.


- 1 Otvorite poklopac razvodne kutije povlačenjem dijela koji strši na vrhu poklopca.
- 2 Otkopčajte jezičac na donjoj strani i uklonite poklopac razvodne kutije.



a Jezičac  
b Dio koji strši na vrhu poklopca

### 6.2.6 Za otvaranje servisnog poklopca

- 1 Uklonite 1 vijak sa servisnog poklopca.
- 2 Horizontalno izvucite servisni poklopac s jedinice.



a Vijak servisnog poklopca  
b Servisni poklopac

## 6.3 Montaža unutrašnje jedinice

### 6.3.1 Mjere opreza prilikom montiranja unutrašnje jedinice



#### INFORMACIJA


Također pročitajte mjere opreza i zahtjeve u sljedećim poglavljima:

- Opće sigurnosne mjere opreza
- Priprema

### 6.3.2 Za instaliranje montažne ploče


- 1 Privremeno postavite montažnu ploču.
- 2 Poravnajte montažnu ploču.

- 3 Označite središte tačka bušenja na zidu koristeći metar. Kraj metra postavite na oznaku "▷".
- 4 Završite postavljanje učvršćivanjem montažne ploče na zid pomoću vijaka M4×25L (lokalna nabavka).



#### INFORMACIJA

Uklonjeni poklopac otvora cijevi se može držati u džepu montažne ploče.



- a Preporučene tačke za fiksiranje montažne ploče
- b Džep za poklopac priključka cijevi
- c Jezičci za polaganje libele
- d Otvor kroz zid Ø65 mm
- e Položaj crijeva za kondenzat
- f Postavite metar na oznaku "▷"

- g Kraj cijevi za plin
- h Kraj cijevi za tečnost
- i1 Središte rupe za cjevovod: 160 mm ulijevo
- i2 Središte rupe za cjevovod: 170 mm udesno
- j Centar jedinice
- k Koristite metar kao što je prikazano

### 6.3.3 Za bušenje rupe u zidu



#### OPREZ


Za zidove koji sadržavaju metalni okvir ili metalnu ploču koristite zidno ugrađenu cijev i zidni poklopac u prolaznu rupu da biste spriječili moguće zagrijavanje, strujni udar ili požar.



#### OBAVJEŠTENJE

Pobrinite se da zabrtvite praznine oko cijevi brtvenim sredstvom (lokalna nabavka) da biste spriječili curenje vode.

- 1 Izbušite u zidu rupu za provlačenje od 65 mm s nagibom na dole prema vanjskoj strani.
- 2 U rupu umetnite zidno ugrađenu cijev.
- 3 Na zidnu cijev stavite zidni poklopac.



- a Zidno ugrađena cijev  
b Kit  
c Poklopac za rupu u zidu

- 4 Nakon što završite ožičenje te postavljanje cjevovoda za rashladno sredstvo i odvodni cjevovod, NEMOJTE zaboraviti zabrtviti prazninu kitom.


#### 6.3.4 Za skidanje poklopca otvora cijevi




#### INFORMACIJA

Da biste spojili cjevovod na desnoj strani, donjoj desnoj strani, lijevoj strani ili donjoj lijevoj strani, MORATE skinuti poklopac otvora cijevi.

- 1 Odrežite poklopac otvora cijevi s unutrašnje strane prednje rešetke pomoću pile.



- 2 Uklonite neravnine uzduž izrezanog dijela pomoću polukružne iglaste turpije.



#### OBAVJEŠTENJE

NEMOJTE koristiti kliješta za uklanjanje poklopca otvora cijevi, jer bi to moglo oštetiti prednju rešetku.

#### 6.3.5 Odvod kondenzata


Pobrinite se da kondenzirana voda može slobodno oticati. To podrazumijeva:

- Opće smjernice
- Spajanje odvodne cijevi na unutrašnju jedinicu

- Provjeru curenja vode


### Opće smjernice

- **Dužina cijevi.** Odvodni cjevovod treba biti što kraći.
- **Veličina cijevi.** Ako je potreban produžetak cijeva za kondenzat ili ugrađeni odvodni cjevovod, upotrijebite odgovarajuće dijelove u skladu s prednjim krajem cijeva.




#### OBAVJEŠTENJE

- Postavite odvodno crijevo sa silaznim nagibom.
- Stupice NISU dozvoljene.
- NEMOJTE stavljati kraj crijeva u vodu.




- **Produžetak cijeva za kondenzat.** Kod produžavanja cijeva za kondenzat, upotrijebite kupovno crijevo unutrašnjeg Ø16 mm.



- a Crijevo za kondenzat isporučeno s unutrašnjom jedinicom
- b Cijev za toplotnu izolaciju (lokalna nabavka)
- c Produžno crijevo za kondenzat


- **Kruta cijev od polivinilhlorida.** Prilikom spajanja krute cijevi od polivinilhlorida (nazivnog Ø13 mm) direktno na odvodno crijevo, kao kod ugrađenih cjevovoda, koristite odvodni nastavak (lokalna nabavka) (nazivnog Ø13 mm).



- a Crijevo za kondenzat isporučeno s unutrašnjom jedinicom
- b Odvodni nastavak nazivnog Ø13 mm (lokalna nabavka)
- c Kruta cijev od polivinilhlorida (lokalna nabavka)

- **Kondenzacija.** Poduzmite mjere protiv kondenzacije. Izolirajte cijeli odvodni cjevovod u zgradi.


- 1 Umetnite crijevo za kondenzat u odvodnu cijev kao što je prikazano na sljedećoj slici, da se NE bi izvuklo iz cijevi za odvod.



**Za spajanje cjevovoda na desnoj strani, stražnjoj desnoj strani ili donjoj desnoj strani****INFORMACIJA**

Cjevovod je fabrički postavljen na desnoj strani. Za cjevovod na lijevoj strani, uklonite cjevovod s desne strane i instalirajte ga na lijevu stranu.

- 1 Spojite odvodno crijevo ljepljivom vinilnom trakom na dno cijevi rashladnog sredstva.
- 2 Izolacijskom trakom zajedno omotajte odvodno crijevo i cijevi rashladnog sredstva.



- A Cjevovod na desnoj strani
- B Cjevovod na donjoj desnoj strani
- C Cjevovod na stražnjoj desnoj strani
- a Ovdje uklonite poklopac otvora cijevi za cjevovod na desnoj strani
- b Ovdje uklonite poklopac otvora cijevi za cjevovod na donjoj desnoj strani


**Za spajanje cjevovoda na lijevoj strani, stražnjoj lijevoj strani ili donjoj lijevoj strani****INFORMACIJA**

Cjevovod je fabrički postavljen na desnoj strani. Za cjevovod na lijevoj strani, uklonite cjevovod s desne strane i instalirajte ga na lijevu stranu.

- 1 Skinite pričvrсни vijak izolacije na desnoj strani i izvadite odvodno crijevo.
- 2 Skinite odvodni čep na lijevoj strani i pričvrstite ga na desnoj strani.


**OBAVJEŠTENJE**

NEMOJTE stavljati ulje za podmazivanje (rashladno ulje) na odvodni čep prilikom umetanja. Odvodni čep se može oštetiti i uzrokovati curenje iz čepa.




- a Imbus ključ od 4 mm

- 3 Umetnite odvodno crijevo na lijevoj strani i ne zaboravite da ga pritegnete pričvrsnim vijkom; u suprotnom može doći do curenja vode.



- a Pričvrtni vijak izolacije
- b Odvodno crijevo


- 4 Ljepljivom vinilnom trakom pričvrstite odvodno crijevo na cjevovod rashladnog sredstva na donjoj strani.



- A Cjevovod na lijevoj strani
- B Cjevovod na stražnjoj lijevoj strani
- C Cjevovod na donjoj lijevoj strani
- a Ovdje uklonite poklopac otvora cijevi za cjevovod na lijevoj strani
- b Ovdje uklonite poklopac otvora cijevi za cjevovod na donjoj lijevoj strani

#### Za provjeru curenja vode

- 1 Skinite filtere za zrak.
- 2 Postepeno dodajte približno 1 l vode u posudu za odvod i provjerite curi li voda.



## 7 Instalacija cijevi

U ovom poglavlju

|       |                                                                                                |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.1   | Priprema cjevovoda rashladnog sredstva .....                                                   | 29 |
| 7.1.1 | Zahtjevi cjevovoda rashladnog sredstva .....                                                   | 29 |
| 7.1.2 | Izolacija cjevovoda rashladnog sredstva .....                                                  | 30 |
| 7.2   | Spajanje cjevovoda rashladnog sredstva .....                                                   | 30 |
| 7.2.1 | O spajanju cjevovoda rashladnog sredstva .....                                                 | 30 |
| 7.2.2 | Mjere opreza pri spajanju cjevovoda rashladnog sredstva .....                                  | 30 |
| 7.2.3 | Smjernice prilikom spajanja cjevovoda rashladnog sredstva .....                                | 31 |
| 7.2.4 | Smjernice za savijanje cijevi .....                                                            | 32 |
| 7.2.5 | Za proširivanje otvora cijevi .....                                                            | 32 |
| 7.2.6 | Za spajanje cjevovoda rashladnog sredstva na unutrašnju jedinicu .....                         | 33 |
| 7.2.7 | Provjera curenja globalnih cijevi rashladnog sredstva nakon punjenja rashladnog sredstva ..... | 33 |

### 7.1 Priprema cjevovoda rashladnog sredstva

#### 7.1.1 Zahtjevi cjevovoda rashladnog sredstva



#### OBAVJEŠTENJE

Cjevovodi i drugi dijelovi koji sadrže pritisak moraju biti prikladni za rashladno sredstvo. Za rashladnu cijev koristite bakar bez spojeva deoksidiran fosforom kiselinom.



#### INFORMACIJA

Također pročitajte mjere opreza i zahtjeve u odjeljku "2 Opće mjere opreza" [► 5].

- Strani materijali unutar cijevi (uključujući ulja za proizvodnju) moraju biti ≤30 mg/10 m.

#### Promjer cjevovoda rashladnog sredstva

Koristite iste promjere kao za spojeve na vanjskim jedinicama:

| Klasa | Vanjski promjer cijevi |                     |
|-------|------------------------|---------------------|
|       | Cijev za tečnost       | Plinska cijev       |
| 20~35 | Ø6,4 mm (1/4 inča)     | Ø9,5 mm (3/8 inča)  |
| 50    | Ø6,4 mm (1/4 inča)     | Ø12,7 mm (1/2 inča) |

#### Materijal cjevovoda rashladnog sredstva

- Materijal cijevi:** bakar bez spojeva deoksidiran fosforom kiselinom
- Spojevi holender maticom:** Koristite samo žareni materijal.
- Stepen tvrdoće i debljina cijevi:**


| Vanjski promjer (Ø) | Stepen tvrdoće | Debljina (t) <sup>(a)</sup> |                                                                                       |
|---------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6,4 mm (1/4 inča)   | Žareno (O)     | ≥0,8 mm                     |  |
| 9,5 mm (3/8 inča)   |                |                             |                                                                                       |
| 12,7 mm (1/2 inča)  |                |                             |                                                                                       |

<sup>(a)</sup> Ovisno o važećim propisima i maksimalnom radnom pritisku jedinice (vidjeti "PS High" na nazivnoj pločici jedinice), može biti potrebna veća debljina cijevi.

### 7.1.2 Izolacija cjevovoda rashladnog sredstva

- Kao izolacijski materijal koristite polietilensku pjenu:
  - čija je toplotna propusnost između 0,041 i 0,052 W/mK (0,035 i 0,045 kcal/mh°C)
  - čija je toplotna otpornost najmanje 120°C
- Debljina izolacije:

| Vanjski promjer cijevi ( $\varnothing_p$ ) | Unutrašnji promjer izolacije ( $\varnothing_i$ ) | Debljina izolacije (t) |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| 6,4 mm (1/4 inča)                          | 8~10 mm                                          | ≥10 mm                 |
| 9,5 mm (3/8 inča)                          | 10~14 mm                                         | ≥13 mm                 |
| 12,7 mm (1/2 inča)                         | 14~16 mm                                         | ≥13 mm                 |



Ako je temperatura viša od 30°C, a vlaga viša od RH 80%, debljina materijala za izolaciju treba biti najmanje 20 mm kako bi se spriječila kondenzacija na površini izolacije.

## 7.2 Spajanje cjevovoda rashladnog sredstva

### 7.2.1 O spajanju cjevovoda rashladnog sredstva

#### Prije spajanja cjevovoda rashladnog sredstva

Uvjerite se da su vanjska i unutrašnja jedinica postavljene.

#### Tipičan radni tok

Spajanje cjevovoda rashladnog sredstva uključuje:

- spajanje cjevovoda rashladnog sredstva na unutrašnju jedinicu
- spajanje cjevovoda rashladnog sredstva na vanjsku jedinicu
- izoliranje cijevi rashladnog sredstva
- Imajte na umu smjernice za:
  - savijanje cijevi
  - širenje završetaka cijevi
  - Korištenje zaustavnih ventila

### 7.2.2 Mjere opreza pri spajanju cjevovoda rashladnog sredstva



**OPASNOST: RIZIK OD VATRE/PARE**



#### OBAVJEŠTENJE

- Upotrijebite holender maticu pričvršćenu na jedinicu.
- Za sprečavanje curenja plina, rashladno ulje nanosite SAMO na unutrašnju površinu proširenja. Koristite rashladno ulje za R32 (FW68DA).
- NEMOJTE ponovo koristiti spojeve.


**OBAVJEŠTENJE**

- NEMOJTE koristiti mineralna ulja na proširenom dijelu cijevi.
- Da bi se zajamčio vijek trajanja, NIKADA uz ovu R32 jedinicu nemojte ugraditi sušač. Materijal za isušivanje se može otopiti i oštetiti sistem.

**OBAVJEŠTENJE**

Uzmite u obzir sljedeće mjere opreza za cjevovod rashladnog sredstva:

- Izbjegavajte da u rashladni krug uđe bilo šta osim predviđenog rashladnog sredstva (npr. zrak).
- Kada dodajete rashladno sredstvo koristite samo R32.
- Kod instalacije koristite samo one alate (npr. manometar razvodnika) koji se upotrebljavaju isključivo za instalacije R32 i podnose pritisak kako bi spriječio ulazak stranih tvari (npr. mineralnih ulja i vlage) u sistem.
- Montirajte cjevovod tako da proširenje NE BUDE izloženo mehaničkom naprezanju.
- NE ostavljajte cijevi bez nadzora. Ako se montiranje NE izvrši u roku od 1 dana, zaštitite cjevovod prema uputama u tabeli u nastavku kako biste spriječili ulazak prljavštine, tečnosti ili prašine u cjevovod.
- Budite oprezni prilikom provlačenja bakrenih cijevi kroz zidove (pogledajte sliku ispod).



| Uređaj              | Razdoblje instalacije   | Način zaštite                           |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Vanjska jedinica    | >1 mjesec               | Pričvrstite cijev                       |
|                     | <1 mjesec               | Pričvrstite cijev ili je spojite trakom |
| Unutrašnja jedinica | Bez obzira na razdoblje |                                         |


**OBAVJEŠTENJE**

NE OTVARAJTE zaustavni ventil rashladnog sredstva prije provjere cjevovoda rashladnog sredstva. Ako trebate dodati rashladno sredstvo, preporučuje se otvaranje zaustavnog ventila rashladnog sredstva nakon dodavanja.


### 7.2.3 Smjernice prilikom spajanja cjevovoda rashladnog sredstva

Pri spajanju cijevi uzmite u obzir sljedeće smjernice:

- Prilikom postavljanja holender matice unutrašnju stranu proširenja premažite eterskim ili esterskim uljem. Prije nego što je čvrsto pritegnete, zakrenite je 3 do 4 puta rukom.



- Pri otpuštanju holender matice UVIJEK upotrijebite 2 ključa zajedno.
- Prilikom spajanja cjevovoda, za pritezanje holender matice UVIJEK zajedno upotrijebite viljuškasti i moment ključ. Time ćete spriječiti oštećenje i propuštanje matice.



- a Moment ključ  
b Viljuškasti ključ  
c Spoj cijevi  
d Holender matica

| Veličina cijevi (mm) | Moment sile zatezanja (N•m) | Dimenzije holendera (A) (mm) | Oblik proširenja (mm) |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Ø6,4                 | 15~17                       | 8,7~9,1                      |                       |
| Ø9,5                 | 33~39                       | 12,8~13,2                    |                       |
| Ø12,7                | 50~60                       | 16,2~16,6                    |                       |

#### 7.2.4 Smjernice za savijanje cijevi

Za savijanje upotrijebite alat za savijanje cijevi. Sva savijanja cijevi trebaju biti što nježnija (radijus savijanja treba biti 30~40 mm ili veći).


#### 7.2.5 Za proširivanje otvora cijevi



##### OPREZ

- Nepotpuno proširivanje može dovesti do ispuštanja rashladnog plina.
- NE upotrebljavajte proširenja višekratno. Upotrijebite nova proširenja kako biste spriječili curenje rashladnog plina.
- Upotrijebite holender matice koje su isporučene uz jedinicu. Upotreba drugačijih holender matica može uzrokovati curenje rashladnog plina.

- 1 Odrežite kraj cijevi rezačem za cijevi.
- 2 Odstranite hrapave ivice s odrezanim krajem okrenutim prema dolje tako da komadići ne uđu u cijev.




- a Režite tačno pod pravim uglovima.  
b Odstranite hrapave ivice.

- 3 Uklonite holender maticu sa zaustavnog ventila i stavite holender maticu na cijev.
- 4 Proširite cijev. Postavite tačno u položaj prikazan na sljedećoj slici.



|   | Alat za proširivanje za R32 (tip čeljusti) | Uobičajeni alat za proširivanje |                                      |
|---|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|   |                                            | Tip čeljusti (Tip rigid)        | Tip s krilnom maticom (Tip imperial) |
| A | 0~0,5 mm                                   | 1,0~1,5 mm                      | 1,5~2,0 mm                           |

- 5 Provjerite da li je proširivanje dobro izvedeno.



- a Unutrašnja površina proširenja MORA biti besprijekorna.
- b Završetak cijevi MORA biti ravnomjerno proširen u savršenom krugu.
- c Uvjerite se je li holender matica postavljena.

### 7.2.6 Za spajanje cjevovoda rashladnog sredstva na unutrašnju jedinicu




A2L

#### UPOZORENJE: BLAGO ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo unutar jedinice je lako zapaljivo.

- **Dužina cijevi.** Neka cjevovod rashladnog sredstva bude što je moguće kraći.
- 1 Spojite cjevovod rashladnog sredstva na jedinicu putem **holender spojeva**.
- 2 **Izolirajte** cijevi rashladnog sredstva, interkonekcijski kabal i crijevo za kondenzat na unutrašnjoj jedinici kako slijedi:



- a Plinska cijev
- b Izolacija plinske cijevi
- c Interkonekcijski kabal
- d Cijev za tečnost
- e Izolacija cijevi za tečnost
- f Završna traka
- g Odvodno crijevo



#### OBAVJEŠTENJE

Pobrinite se da izolirate cijeli cjevovod rashladnog sredstva. Izloženi dijelovi cjevovoda mogu uzrokovati kondenzaciju.

### 7.2.7 Provjera curenja zglobnih cijevi rashladnog sredstva nakon punjenja rashladnog sredstva

- 1 Izvršite testiranje curenja u skladu s uputstvima u priručniku za montažu vanjske jedinice.
- 2 Zamijenite rashladno sredstvo.
- 3 Provjerite curenje rashladnog sredstva nakon punjenja (pogledajte ispod).

#### Test zategnutosti spojeva rashladnog sredstva napravljenih na terenu

- 1 Koristite metodu testiranja curenja koja ima maksimalnu osjetljivost od 5 g rashladnog sredstva godišnje. Testovi curenja koriste pritisak od najmanje 0,25 puta maksimalnog radnog pritiska (pogledati "Visok pritisak" na nazivnoj pločici jedinice).

#### U slučaju detekcije curenja

- 1 Izvadite rashladno sredstvo, obnovite spoj i ponovite test.

## 8 Električna instalacija

### 8.1 O spajanju električnih instalacija

#### Tipičan radni tok

Povezivanje električnih instalacija obično se sastoji od sljedećih faza:

- 1 Provjera da li sistem električnog ožičenja odgovara električnim specifikacijama jedinica.
- 2 Spajanje električnog ožičenja na vanjsku jedinicu.
- 3 Spajanje električnog ožičenja na unutrašnju jedinicu.
- 4 Spajanje glavnog električnog napajanja.

#### 8.1.1 Mjere opreza prilikom spajanja električnog ožičenja



#### OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA



#### UPOZORENJE

- Sve radove oko ožičenja MORA izvršiti ovlašteni električar i MORAJU biti u skladu s državnim propisima o ožičenju.
- Električne priključke spojite na fiksno ožičenje.
- Sve lokalno nabavljene komponente i svi električni radovi MORAJU biti u skladu s važećim zakonima.



#### UPOZORENJE

Za kablove napajanja UVIJEK koristite višezilni kabal.



#### INFORMACIJA

Također pročitajte mjere opreza i zahtjeve u odjeljku "2 Opće mjere opreza" [► 5].



#### INFORMACIJA

Pročitajte i "8.1.3 Specifikacije standardnih komponenti ožičenja" [► 36].



#### UPOZORENJE

- Ako N-faza napajanja nedostaje ili je pogrešna, moglo bi doći do kvara na opremi.
- Uspostavite pravilno uzemljenje. NE uzemljujte jedinicu na vodovodnu cijev, stabilizator napona ili uzemljenje telefona. Nepotpuno uzemljenje može dovesti do strujnog udara.
- Montirajte potrebne osigurače ili prekidače.
- Učvrstite električno ožičenje kablovskim vezicama tako da kablovi NE dođu u kontakt s oštrim ivicama ili cijevima, posebno na strani visokog pritiska.
- NE koristite obložene žice, produžne kablove ili priključke sa zvjezdastog sistema. Mogu uzrokovati pregrijavanje, strujni udar ili požar.
- NE postavljajte kondenzator za brzanje u fazi, jer je ova jedinica opremljena inverterom. Kondenzator za brzanje u fazi smanjit će učinkovitost i može uzrokovati nezgode.

**UPOZORENJE**

Postavite svepolni prekidač s najmanje 3 mm udaljenosti između kontaktnih tačaka koji omogućava potpuno odvajanje pod prenaponskom kategorijom III.

**UPOZORENJE**

Ako je kabal za napajanje oštećen, MORA ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlaštenu servis ili slične stručne osobe kako bi se izbjegle opasnosti.

**UPOZORENJE**

NEMOJTE spajati kabal napajanja na unutrašnju jedinicu. To može dovesti do strujnog udara ili požara.

**UPOZORENJE**

- NEMOJTE upotrebljavati lokalno kupljene električne dijelove unutar proizvoda.
- Električno napajanje odvodne pumpe, itd., NEMOJTE dovoditi razvodom iz redne stezaljke. To može dovesti do strujnog udara ili požara.

**UPOZORENJE**

Držite ožičenje spajanja između jedinica dalje od bakarnih cijevi koje nemaju toplinsku izolaciju jer te cijevi mogu biti veoma vruće.


## 8.1.2 Smjernice za spajanje električnog ožičenja

**OBAVJEŠTENJE**


Preporučujemo upotrebu čvrstih jednožilnih žica. Ako se koriste upletene žice, malo uvrnite žile vodič kako biste učvrstili kraj vodiča za direktnu upotrebu u priključnoj stezaljci ili umetanje okruglog nelemljenog priključka.

**Priprema upletene žice vodiča za montažu****1. metoda: Uvrtnje vodiča**

- 1 Skinite izolaciju (20 mm) sa žica.
- 2 Malo uvrnite kraj vodiča da biste kreirali čvrst spoj.

**2. metoda: Upotreba okruglog nelemljenog priključka (preporučeno)**


- 1 Skinite izolaciju sa žica i malo uvrnite kraj svake žice.
- 2 Na kraj žice postavite okrugli nelemljeni priključak. Okrugli nelemljeni priključak postavite na žicu sve do pokrivenog dijela pa ga pričvrstite odgovarajućim alatom.



**Za instalaciju žica primijenite sljedeće metode:**

| Vrsta žice                                                                  | Način instalacije                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jednožilna žica<br>Ili<br>Upletena žica vodiča s<br>uvrnutim čvrstim spojem | <p><b>a</b> Uvijena žica (jednožilna ili uvijena upletena žica vodiča)<br/> <b>b</b> Vijak<br/> <b>c</b> Ravna podloška</p> |
| Upletena žica vodiča s<br>okruglim nelemljenim<br>priključkom               | <p><b>a</b> Priključak<br/> <b>b</b> Vijak<br/> <b>c</b> Ravna podloška<br/> ✓ Dozvoljeno<br/> ✗ NIJE dozvoljeno</p>        |

- Žica uzemljenja između rasterećenja i stezaljke mora biti duža od drugih žica.



### 8.1.3 Specifikacije standardnih komponenti ožičenja

| Tehnički podaci        |                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napon                  | 220~240 V                                                                                                                                                          |
| Faza                   | 1~                                                                                                                                                                 |
| Frekvencija            | 50 Hz                                                                                                                                                              |
| Interkonekcijski kabal | <p>Koristite samo žicu koja pruža dvostruku izolaciju i koja je prikladna za odgovarajući napon.</p> <p>Četverožilni kabal</p> <p>Minimalno 1,5 mm<sup>2</sup></p> |

## 8.2 Spajanje električnog ožičenja

### 8.2.1 O spajanju električnih instalacija

#### Tipičan radni tok

Povezivanje električnih instalacija obično se sastoji od sljedećih faza:

- 1 Provjera da li sistem električnog ožičenja odgovara električnim specifikacijama jedinica.
- 2 Spajanje električnog ožičenja na vanjsku jedinicu.
- 3 Spajanje električnog ožičenja na unutrašnju jedinicu.
- 4 Spajanje glavnog električnog napajanja.

### 8.2.2 Mjere opreza prilikom spajanja električnog ožičenja



#### OPASNOST: RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA



#### UPOZORENJE

- Sve radove oko ožičenja MORA izvršiti ovlašteni električar i MORAJU biti u skladu s državnim propisima o ožičenju.
- Električne priključke spojite na fiksno ožičenje.
- Sve lokalno nabavljene komponente i svi električni radovi MORAJU biti u skladu s važećim zakonima.



#### UPOZORENJE

Za kablove napajanja UVIJEK koristite višezilni kabal.



#### INFORMACIJA

Također pročitajte mjere opreza i zahtjeve u odjeljku "2 Opće mjere opreza" [► 5].



#### INFORMACIJA

Pročitajte i "8.2.4 Specifikacije standardnih komponenti ožičenja" [► 39].



#### UPOZORENJE

- Ako N-faza napajanja nedostaje ili je pogrešna, moglo bi doći do kvara na opremi.
- Uspostavite pravilno uzemljenje. NE uzemljujte jedinicu na vodovodnu cijev, stabilizator napona ili uzemljenje telefona. Nepotpuno uzemljenje može dovesti do strujnog udara.
- Montirajte potrebne osigurače ili prekidače.
- Učvrstite električno ožičenje kablovskim vezicama tako da kablovi NE dođu u kontakt s oštrim ivicama ili cijevima, posebno na strani visokog pritiska.
- NE koristite obložene žice, produžne kablove ili priključke sa zvjezdastog sistema. Mogu uzrokovati pregrijavanje, strujni udar ili požar.
- NE postavljajte kondenzator za brzanje u fazi, jer je ova jedinica opremljena inverterom. Kondenzator za brzanje u fazi smanjit će učinkovitost i može uzrokovati nezgode.

**UPOZORENJE**

Postavite svepolni prekidač s najmanje 3 mm udaljenosti između kontaktnih tačaka koji omogućava potpuno odvajanje pod prenaponskom kategorijom III.

**UPOZORENJE**

Ako je kabal za napajanje oštećen, MORA ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili slične stručne osobe kako bi se izbjegle opasnosti.

**UPOZORENJE**

NEMOJTE spajati kabal napajanja na unutrašnju jedinicu. To može dovesti do strujnog udara ili požara.

**UPOZORENJE**

- NEMOJTE upotrebljavati lokalno kupljene električne dijelove unutar proizvoda.
- Električno napajanje odvodne pumpe, itd., NEMOJTE dovoditi razvodom iz redne stezaljke. To može dovesti do strujnog udara ili požara.

**UPOZORENJE**

Držite ožičenje spajanja između jedinica dalje od bakarnih cijevi koje nemaju toplinsku izolaciju jer te cijevi mogu biti veoma vruće.


## 8.2.3 Smjernice za spajanje električnog ožičenja

**OBAVJEŠTENJE**


Preporučujemo upotrebu čvrstih jednožilnih žica. Ako se koriste upletene žice, malo uvrnite žile vodič kako biste učvrstili kraj vodiča za direktnu upotrebu u priključnoj stezaljci ili umetanje okruglog nelemljenog priključka.

**Priprema upletene žice vodiča za montažu****1. metoda: Uvrtanje vodiča**

- 1 Skinite izolaciju (20 mm) sa žica.
- 2 Malo uvrnite kraj vodiča da biste kreirali čvrst spoj.

**2. metoda: Upotreba okruglog nelemljenog priključka (preporučeno)**

- 1 Skinite izolaciju sa žica i malo uvrnite kraj svake žice.
- 2 Na kraj žice postavite okrugli nelemljeni priključak. Okrugli nelemljeni priključak postavite na žicu sve do pokrivenog dijela pa ga pričvrstite odgovarajućim alatom.



**Za instalaciju žica primijenite sljedeće metode:**

| Vrsta žice                                                               | Način instalacije                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jednožilna žica<br>Ili<br>Upletena žica vodiča s uvrnutim čvrstim spojem | <p><b>a</b> Uvijena žica (jednožilna ili uvijena upletena žica vodiča)<br/> <b>b</b> Vijak<br/> <b>c</b> Ravna podloška</p> |
| Upletena žica vodiča s okruglim neemljenim priključkom                   | <p><b>a</b> Priključak<br/> <b>b</b> Vijak<br/> <b>c</b> Ravna podloška<br/> ✓ Dozvoljeno<br/> ✗ NIJE dozvoljeno</p>        |

- Žica uzemljenja između rasterećenja i stezaljke mora biti duža od drugih žica.



#### 8.2.4 Specifikacije standardnih komponenti ožičenja

| Tehnički podaci        |                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napon                  | 220~240 V                                                                                                                                                          |
| Faza                   | 1~                                                                                                                                                                 |
| Frekvencija            | 50 Hz                                                                                                                                                              |
| Interkonekcijski kabal | <p>Koristite samo žicu koja pruža dvostruku izolaciju i koja je prikladna za odgovarajući napon.</p> <p>Četverožilni kabal</p> <p>Minimalno 1,5 mm<sup>2</sup></p> |

## 8.2.5 Za spajanje električnog ožičenja na unutrašnju jedinicu

**UPOZORENJE**


Poduzmite odgovarajuće mjere kako jedinica ne bi postala sklonište malim životinjama. U kontaktu s električnim dijelovima male životinje mogu izazvati neispravnosti u radu, pojavu dima ili vatre.

**OBAVJEŠTENJE**

- Držite ožičenje za napajanje i interkonekcijsko ožičenje razdvojene. Interkonekcijsko ožičenje i ožičenje električnog napajanja smiju se ukrstiti, ali NE smiju ići paralelno.
- Da bi se izbjegle električne smetnje razmak između tih ožičenja treba UVIJEK biti najmanje 50 mm.

Električarske radove treba obaviti u skladu s priručnikom za postavljanje te državnim pravilima o električnim instalacijama ili strukovnim kodeksom.

- 1 Postavite unutrašnju jedinicu na kuke montažne ploče. Koristite oznake "Δ" kao smjernice.




- a Montažna ploča (pribor)
- b Interkonekcijski kabal
- c Vodilica za žice

- 2 Otvorite prednju ploču, a zatim servisni poklopac. Pogledajte "[6.2 Otvaranje unutrašnje jedinice](#)" [► 21].
- 3 Provucite interkonekcijski kabal od vanjske jedinice kroz ulazni otvor na zidu a potom kroz stražnju stranu unutrašnje jedinice do prednje strane.

**Napomena:** u slučaju da je unaprijed skinuta izolacija s interkonekcijskog kabla, pokrijte završetke žica izolacijskom trakom.


- 4 Savijte kraj kabla prema gore.



- a Priključni blok
- b Blok s električnim dijelovima
- c Stezaljka za kabal


- 5 Skinite krajeve žica otprilike 15 mm.
- 6 Boje žica uparite s brojevima terminala na rednoj stezaljki unutrašnje jedinice i čvrsto stegnite žice na odgovarajućim terminalima.
- 7 Spojite uzemljenje na odgovarajući terminal.
- 8 Čvrsto stegnite žice vijcima terminala.
- 9 Povucite žice kako biste provjerili jesu li dobro pričvršćene, zatim ih pridržite držačem žica.

- 10** Žice oblikujte tako da poklopac za servisiranje dobro prijanja, zatim ga zatvorite.



### 8.2.6 Povezivanje HA sistema (žičani daljinski upravljač, centralni daljinski upravljač, bežični adapter itd.)

- 1** Uklonite poklopac razvodne kutije.
- 2** Spojite priključni kabl na konektor S21 i provucite svežanj kablova kao što je prikazano na slici. U uputstvima isporučnim uz opcionalnu dodatnu opremu pogledajte kako povezati opcionalnu dodatnu opremu.
- 3** Ponovo postavite poklopac razvodne kutije kako je bio.




**a** HA priključak (S21 )

## 9 Završavanje instalacije unutrašnje jedinice

### 9.1 Izolacija odvodnog cjevovoda, cjevovoda rashladnog sredstva i interkonekcijskog kabl


- 1 Nakon postavljanja odvodnog cjevovoda, cjevovoda rashladnog sredstva i električnog ožičenja, omotajte cjevovod rashladnog sredstva, interkonekcijski kabal i odvodno crijevo zajedno putem izolacijske trake. Svakim omotajem preklapajte barem polovinu širine trake.



- a Odvodno crijevo
- b Interkonekcijski kabal
- c Montažna ploča (dodatna oprema)
- d Cjevovod rashladnog sredstva
- e Vijak za pričvršćivanje unutrašnje jedinice M4×12L (dodatna oprema)
- f Donji okvir

### 9.2 Za provođenje cijevi kroz rupu u zidu

- 1 Oblikujte cijevi rashladnog sredstva uzduž oznake puta cijevi na montažnoj ploči.




- a Odvodno crijevo
- b Zatvorite rupu kitom ili brtvenim sredstvom
- c Ljepljiva vinilna traka
- d Izolacijska traka
- e Montažna ploča (dodatna oprema)



#### OBAVJEŠTENJE


- NEMOJTE savijati cijevi rashladnog sredstva.
- NEMOJTE gurati cijevi rashladnog sredstva na donji okvir ili prednju rešetku.



- 2 Provucite odvodno crijevo i cjevovod rashladnog sredstva kroz rupu u zidu i zakitujte praznine.

### 9.3 Za pričvršćivanje jedinice na montažnu ploču

- 1 Postavite unutrašnju jedinicu na kuke montažne ploče. Koristite oznake "Δ" kao smjernice.



- 2 Pritisnite donji dio okvira unutrašnje jedinice s obje ruke kako biste ga postavili na kuke na montažnoj ploči. Pazite da žice nigdje NE BUDU zgnječene.

**Napomena:** Pazite da interkonekcijski kabal NE zahvati unutrašnju jedinicu.

- 3 Pritisnite donji rub unutrašnje jedinice s obje ruke tako da ga kuke na montažnoj ploči čvrsto uhvate.
- 4 Učvrstite unutrašnju jedinicu na montažnu ploču s 2 vijka za učvršćivanje unutrašnje jedinice M4×12L (pribor).


## 10 Konfiguracija

### 10.1 Postavljanje drugog kanala prijemnika infracrvenog signala unutrašnje jedinice

Ako su u 1 prostoriji montirane 2 unutrašnje jedinice, promijenite kanal prijemnika infracrvenog signala na unutrašnjoj jedinici kako biste izbjegli konfuziju signala bežičnog daljinskog upravljača.

**Preduslov:** Provedite sljedeće postavljanje samo za jednu od jedinica

- 1 Izvadite baterije iz korisničkog interfejsa.
- 2 Presijecite prenosnik adrese.



a Premosnik adrese



#### OBAVJEŠTENJE

Pazite da NE oštetite okolne dijelove kada presijecate prenosnik adrese.

- 3 Uključite napajanje.


**Rezultat:** Krilce na nutrašnjoj jedinici će se otvoriti i zatvoriti da zauzme početni položaj.



#### INFORMACIJA

U slučaju da se NE MOŽETE završiti podešavanje na vrijeme, isključite električno napajanje i pričekajte najmanje 1 minutu prije ponovnog uključivanja napajanja.

- 4 Pritisnite istovremeno **TEMP** (up), **TEMP** (down) i **OFF**.
- 5 Pritisnite **TEMP** (up) da odaberete **8**.
- 6 Pritisnite **FAN**.



- a Lampica rada  
b Sklopka ON/OFF unutrašnje jedinice

- 7 Pritisnite sklopku ON/OFF (uključivanje/isključivanje) unutrašnje jedinice dok lampica rada trepće.

| Premosnik                | Adresa |
|--------------------------|--------|
| Fabrička postavka        | 1      |
| Nakon rezanja kliještima | 2      |

**INFORMACIJA**

Ako NE MOŽETE završiti podešavanje dok trepće lampica rada, ponovite postupak podešavanja od početka.

**8** Kada se postavljanje dovrši, pritisnite  oko 5 sekundi.

**Rezultat:** Korisnički interfejs će se vratiti na prethodni ekran.

# 11 Puštanje u rad

## 11.1 Pregled: Puštanje u rad

Ovo poglavlje opisuje šta trebate učiniti i znati da biste sistem pustili u rad nakon što ga instalirate.

### Tipičan radni tok

Puštanje u rad obično se sastoji od sljedećih faza:

- 1 Provjera "Kontrolne liste prije puštanja u rad".
- 2 Provođenje probnog rada sistema.

## 11.2 Kontrolna lista prije puštanja u rad

- 1 Nakon instalacije jedinice, provjerite stavke navedene u nastavku.
- 2 Zatvorite jedinicu.
- 3 Pokrenite vanjsku jedinicu.

|                          |                                                                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Pročitali ste kompletno uputstvo za instalaciju, kao što je opisano u <b>referentnom vodiču za instalatera</b> .                  |
| <input type="checkbox"/> | <b>Unutrašnje jedinice</b> su pravilno montirane.                                                                                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>Vanjska jedinica</b> je pravilno postavljena.                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> | <b>Ulaz/izlaz zraka</b><br>Provjerite da ulaz i izlaz zraka NE ometaju listovi papira, kartona, ili bilo kojeg drugog materijala. |
| <input type="checkbox"/> | NEMA <b>faza koje nedostaju</b> ni <b>reverznih faza</b> .                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | <b>Cijevovod rashladnog sredstva</b> (plin i tekućina) toplinski je izoliran.                                                     |
| <input type="checkbox"/> | <b>Odvod kondenzata</b><br>Provjerite da li odvod ističe neometano.<br><b>Moguća posljedica:</b> Kondenzirana voda može kapati.   |
| <input type="checkbox"/> | Sistem je pravilno <b>uzemljen</b> i stezaljke za uzemljenje su stegnute.                                                         |
| <input type="checkbox"/> | <b>Osigurači</b> ili lokalno ugrađeni zaštitni uređaji su instalirani u skladu s ovim dokumentom i NISU izostavljeni.             |
| <input type="checkbox"/> | <b>Napon napajanja</b> odgovara naponu na identifikacijskoj naljepnici jedinice.                                                  |
| <input type="checkbox"/> | Navedene žice koriste se za <b>interkonekcijski kabal</b> .                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | Unutrašnja jedinica prima signale <b>korisničkog sučelja</b> .                                                                    |
| <input type="checkbox"/> | NEMA <b>olabavljenih spojeva</b> niti oštećenih električnih dijelova u razvodnoj kutiji.                                          |
| <input type="checkbox"/> | <b>Otpor izolacije</b> kompresora je u redu.                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | Na unutrašnjoj i vanjskoj jedinici NEMA <b>oštećenih dijelova</b> ili <b>prikliještenih cijevi</b> .                              |
| <input type="checkbox"/> | NEMA <b>curenja rashladnog sredstva</b> .                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> | Instalirane su cijevi odgovarajuće veličine i <b>cijevi</b> su pravilno izolirane.                                                |



**Zaustavni ventili** (plin i tekućina) na vanjskoj jedinici potpuno su otvoreni.

## 11.3 Za postupak probnog rada

**Preduslov:** Električno napajanje MORA biti u navedenom rasponu.

**Preduslov:** Probni rad treba provesti u načinu hlađenja ili zagrijavanja.

**Preduslov:** Pogledajte priručnik za rukovanje unutrašnje jedinice za postavljanje temperature, načina rada....

- 1 U načinu hlađenja odaberite najnižu temperaturu koja se može programirati. U načinu zagrijavanja odaberite najvišu temperaturu koja se može programirati. Probni rad se može onemogućiti ako je potrebno.
- 2 Po završetku probnog rada postavite temperaturu na normalan nivo. U načinu hlađenja: 26~28°C, u načinu zagrijavanja: 20~24°C.
- 3 Uvjerite se da sve funkcije i dijelovi rade ispravno.
- 4 Sistem prestaje s radom 3 minute nakon isključivanja jedinice.

### 11.3.1 Provođenje probnog rada u zimskoj sezoni

Kada tokom zime klima uređaj stavljate u rad u načinu **Hlađenja**, izvršite probni rad koristeći sljedeću metodu.

- 1 Istovremeno pritisnite , , i .
- 2 Pritisnite .
- 3 Odaberite 7°.
- 4 Pritisnite .
- 5 Pritisnite  za uključivanje sistema.

**Rezultat:** Probni rad će automatski prestati nakon približno 30 minuta.

- 6 Za zaustavljanje rada pritisnite .



#### INFORMACIJA

Neke funkcije se NE MOGU koristiti tokom probnog rada.

Ako za vrijeme rada dođe do nestanka struje, sistem se automatski ponovo pokreće čim struja dođe.

## 12 Predaja korisniku

Kada se završi probni rad i jedinica ispravno radi, korisniku obavezno objasnite sljedeće:

- Provjerite da li korisnik ima štampanu dokumentaciju i zamolite ga/je da je čuva za buduću upotrebu. Obavijestite korisnika da kompletnu dokumentaciju može pronaći na URL-u navedenom ranije u ovom priručniku.
- Objasnite korisniku kako se pravilno rukuje sistemom i šta mora napraviti u slučaju problema.
- Pokažite korisniku koje radnje mora obavljati u svrhu održavanja jedinice.

## 13 Odlaganje



### OBAVJEŠTENJE

NEMOJTE pokušati sami rastaviti sistem: rastavljanje sistema, postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima, MORA biti provedeno u skladu s važećim propisima. Uređaji se MORAJU obraditi u specijaliziranom pogonu za ponovnu upotrebu, recikliranje i popravak.

## 14 Tehnički podaci

- **Podset** najnovijih tehničkih podataka dostupan je na regionalnoj web lokaciji Daikin (javno dostupno).
- **Potpuni set** najnovijih tehničkih podataka dostupan je na web lokaciji Daikin Business Portal (potrebna je provjera autentičnosti).

### 14.1 Dijagram ožičenja

**Dijagram ožičenja isporučuje se s jedinicom i nalazi se nalazi unutar vanjske jedinice (donja strana gornje ploče).**

#### 14.1.1 Unificirana legenda za električni dijagram

Za primijenjene dijelove i brojčane oznake, detalje potražite u dijagramu ožičenja ove jedinice. Dijelovi su označeni arapskim brojevima u rastućem poretku za svaki dio i u pregledu u nastavku prikazani su sa "\*" u kodnoj oznaci dijela.

| Simbol | Značenje                     | Simbol | Značenje                    |
|--------|------------------------------|--------|-----------------------------|
|        | Osigurač                     |        | Zaštitno uzemljenje         |
|        |                              |        | Čisto uzemljenje            |
|        |                              |        | Zaštitno uzemljenje (vijak) |
|        | Spoj                         |        | Ispravljač                  |
|        | Priključak                   |        | Priključak releja           |
|        | Uzemljenje                   |        | Priključak kratkog spoja    |
|        | Terensko ožičenje            |        | Priključak                  |
|        | Nazivna vrijednost           |        | Priključna stezaljka        |
|        | Unutrašnja jedinica          |        | Stezaljka za žice           |
|        | Vanjska jedinica             |        | Grijač                      |
|        | Uređaj diferencijalne struje |        |                             |

| Simbol  | Boja          | Simbol   | Boja        |
|---------|---------------|----------|-------------|
| BLK     | Crna          | ORG      | Narandžasta |
| BLU     | Plava         | PNK      | Ružičasta   |
| BRN     | Smeđa         | PRP, PPL | Ljubičasta  |
| GRN     | Zelena        | RED      | Crvena      |
| GRY     | Siva          | WHT      | Bijela      |
| SKY BLU | Nebesko plava | YLW      | Žuta        |

| Simbol | Značenje                                  |
|--------|-------------------------------------------|
| A*P    | Printana ploča                            |
| BS*    | Taster uključeno/isključeno, sklopka rada |

| Simbol                                                                                 | Značenje                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| BZ, H*O                                                                                | Zujalica                                                            |
| C*                                                                                     | Kondenzator                                                         |
| AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*,<br>MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A,<br>K*R_*, NE | Priključak, konektor                                                |
| D*, V*D                                                                                | Dioda                                                               |
| DB*                                                                                    | Diodni most                                                         |
| DS*                                                                                    | DIP prekidač                                                        |
| E*H                                                                                    | Grijač                                                              |
| FU*, F*U, (za svojstva pogledajte PCB<br>unutar vaše jedinice)                         | Nazivna vrijednost                                                  |
| FG*                                                                                    | Priključnica (uzemljenje okvira)                                    |
| H*                                                                                     | Kablovski svežanj                                                   |
| H*P, LED*, V*L                                                                         | Upravljačko svjetlo, svjetleća dioda                                |
| HAP                                                                                    | Svjetleća dioda (prikaz rada - zeleno)                              |
| HIGH VOLTAGE                                                                           | Visok napon                                                         |
| IES                                                                                    | Senzor inteligentno oko                                             |
| IPM*                                                                                   | Inteligentni modul napajanja                                        |
| K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M                                                               | Magnetski relej                                                     |
| L                                                                                      | Faza                                                                |
| L*                                                                                     | Zavojnica                                                           |
| L*R                                                                                    | Reaktor                                                             |
| M*                                                                                     | Koračni motor                                                       |
| M*C                                                                                    | Motor kompresora                                                    |
| M*F                                                                                    | Motor ventilatora                                                   |
| M*P                                                                                    | Motor odvodne pumpe                                                 |
| M*S                                                                                    | Motor njihanja lamela                                               |
| MR*, MRCW*, MRM*, MRN*                                                                 | Magnetski relej                                                     |
| N                                                                                      | Neutralna                                                           |
| n=*, N=*                                                                               | Broj prolaza kroz feritnu jezgru                                    |
| PAM                                                                                    | Modulacija amplitudom pulsa                                         |
| PCB*                                                                                   | Printana ploča                                                      |
| PM*                                                                                    | Modul napajanja                                                     |
| PS                                                                                     | Uključivanje električnog napajanja                                  |
| PTC*                                                                                   | PTC termistor                                                       |
| Q*                                                                                     | Bipolarni tranzistor s izoliranom<br>upravljačkom elektrodom (IGBT) |
| Q*C                                                                                    | Osigurač                                                            |

| Simbol      | Značenje                                                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Q*DI, KLM   | Strujni zaštitni prekidač                                                                     |
| Q*L         | Zaštita od preopterećenja                                                                     |
| Q*M         | Termalni prekidač                                                                             |
| Q*R         | Uređaj diferencijalne struje                                                                  |
| R*          | Otpornik                                                                                      |
| R*T         | Termistor                                                                                     |
| RC          | Prijemnik                                                                                     |
| S*C         | Granična sklopka                                                                              |
| S*L         | Plivajuća sklopka                                                                             |
| S*NG        | Detektor curenja rashladnog sredstva                                                          |
| S*NPH       | Senzor pritiska (visok)                                                                       |
| S*NPL       | Senzor pritiska (nizak)                                                                       |
| S*PH, HPS*  | Prekidač pritiska (visok)                                                                     |
| S*PL        | Prekidač pritiska (nizak)                                                                     |
| S*T         | Termostat                                                                                     |
| S*RH        | Senzor vlažnosti                                                                              |
| S*W, SW*    | Prekidač za rad                                                                               |
| SA*, F1S    | Odvodnik prenapona                                                                            |
| SR*, WLU    | Prijemnik signala                                                                             |
| SS*         | Prekidač za odabir                                                                            |
| SHEET METAL | Fiksna ploča priključne stezaljke                                                             |
| T*R         | Transformator                                                                                 |
| TC, TRC     | Odašiljač                                                                                     |
| V*, R*V     | Varistor                                                                                      |
| V*R         | Diodni most, Bipolarni tranzistor s izoliranom upravljačkom elektrodom (IGBT) modul napajanja |
| WRC         | Bežični daljinski upravljač                                                                   |
| X*          | Priključak                                                                                    |
| X*M         | Priključna stezaljka (blok)                                                                   |
| Y*E         | Zavojnica elektronskog ekspanzijskog ventila                                                  |
| Y*R, Y*S    | Zavojnica prekretnog elektromagnetskog ventila                                                |
| Z*C         | Feritno jezgro                                                                                |
| ZF, Z*F     | Filter šuma                                                                                   |

# 15 Rječnik pojmova

**Dobavljač**

Prodajni distributer za proizvod.

**Ovlašteni instalater**

Tehnički osposobljena osoba koja je kvalificirana za instalaciju proizvoda.

**Korisnik**

Osoba koja je vlasnik proizvoda i/ili njime upravlja.

**Važeći zakoni**

Sve međunarodne, evropske, nacionalne i lokalne direktive, zakoni, propisi i/ili kodeksi koji su relevantni i primjenjivi za određeni proizvod ili domenu.

**Servisna kompanija**

Kvalificirana kompanija koja može izvršiti ili koordinirati potrebno servisiranje proizvoda.

**Priručnik za montiranje**

Priručnik s uputama naveden za određeni proizvod ili aplikaciju koji objašnjava njegovo postavljanje, konfiguriranje i održavanje.

**Priručnik za rukovanje**

Priručnik s uputama naveden za određeni proizvod ili aplikaciju koji objašnjava kako se njime rukuje.

**Upute za održavanje**

Priručnik s uputama naveden za određeni proizvod ili aplikaciju koji objašnjava (ako je relevantno) instalaciju, konfiguriranje, rukovanje i/ili održavanje proizvoda ili aplikacije.

**Dodatna oprema**


Naljepnice, priručnici, informativni listovi i oprema koji se isporučuju s proizvodom i koji trebaju biti instalirani u skladu s uputama u pratećoj dokumentaciji.

**Dodatna oprema**

Oprema koju je proizvela ili odobrila kompanija Daikin koja se može kombinirati s proizvodom u skladu s uputama u pratećoj dokumentaciji.

**Lokalna nabavka**

Oprema koju NIJE proizvela kompanija Daikin koja se može kombinirati s proizvodom u skladu s uputama u pratećoj dokumentaciji.





**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.**

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: [www.daikin.com.tr](http://www.daikin.com.tr)

Copyright 2024 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P751614-1B 2024.07