


Referenční příručka
pro techniky a uživatele


Pokožový termostat Daikin Home Controls - 2




1




2




3




4




5




6



7



8



Obsah balení

Množství Popis

1	Pokojevý termostat Daikin Home Controls - 2
1	Nacvakávací rámeček
1	Montážní deska
2	Oboustranné lepicí pásky
2	Šrouby 3,0 x 30 mm
2	Hmoždinky 5 mm
2	Baterie 1,5 V LR03/micro/AAA
1	Instalační návod a návod k obsluze

Dokumentace © 2022 Daikin Europe NV, Belgie
Všechna práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu vydavatele nesmí být tato příručka reprodukována v žádném formátu, vcelku ani po částech, ani nesmí být rozmnožována nebo upravována elektronickými, mechanickými nebo chemickými prostředky. Nelze vyloučit typografické a tiskové chyby. Informace obsažené v této příručce jsou však pravidelně revidovány a všechny nezbytné opravy budou provedeny v příštím vydání. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za technické nebo typografické chyby nebo jejich důsledky.

Bereme na vědomí všechny ochranné známky a práva na průmyslové vlastnictví.

Vytištěno v Hongkongu.

Vzhledem k technickému rozvoji mohou být prováděny změny bez předchozího upozornění.

4P687366-1

2022.04

Obsah

1	Informace o této příručce	9
2	Informace o nebezpečí.....	9
3	Daikin Home Controls	11
4	Popis funkcí a příslušenství.....	12
5	Spuštění	14
5.1	Připojení příslušenství DHC	14
5.1.1	Připojení k přístupovému bodu DHC Access Point	14
5.2	Montáž	16
5.2.1	Montáž s použitím lepicí pásky.....	16
5.2.2	Montáž šrouby	17
5.2.3	Montáž do zapuštěné krabice.....	18
6	Konfigurace	20
6.1	Automatický režim.....	21
6.2	Ruční režim	21
6.3	Režim dovolená	21
6.4	Zámek ovládání (zatím není k dispozici).....	21
6.5	Programování plánu.....	22
6.5.1	Topení nebo chlazení.....	22
6.5.2	Týdenní plán	22
6.5.3	Funkce optimálního spuštění/vypnutí	22
6.6	Tolerance nastavené teploty (zatím není k dispozici)	23
6.7	Výběr zobrazení teploty (zatím není k dispozici).....	23
7	Provoz	24
8	Výměna baterií	24

9	Odstraňování problémů	26
9.1	Vybitá baterie	26
9.2	Pracovní cyklus	27
9.3	Chybové kódy a blikající sekvence	28
10	Obnova továrních nastavení	30
11	Údržba a čištění	31
12	Obecné informace o provozu rádia	32
13	Technická specifikace.....	33

1 Informace o této příručce

Před zahájením provozu s příslušenstvím Daikin Home Controls (DHC) si pečlivě přečtěte tuto příručku. Příručku uschovejte, abyste ji mohli později v případě potřeby znovu použít. Pokud předáte příslušenství k použití dalším osobám, předejte jim také tuto příručku.

Použité symboly:

**Pozor!**

Označuje nebezpečí.

**Upozornění:**

Tato část obsahuje důležité dodatečné informace.

2 Informace o nebezpečí



Neotevírejte příslušenství. Neobsahuje žádné části, jejichž údržbu by mohl provádět uživatel. V případě chyby nechte příslušenství zkontrolovat odborníkem.



Z bezpečnostních a licenčních důvodů (CE) není povolena neoprávněná změna a/nebo úprava příslušenství.



Toto příslušenství smí být provozováno pouze v suchém a bezprašném prostředí a musí být chráněno před účinky vlhkosti, vibrací, slunečního nebo jiného tepelného záření, chladu a mechanického zatížení.



Toto příslušenství není ke hraní; nedovolte dětem, aby si s ním hrály. Nenechávejte obalový materiál volně ležet. Plastové fólie/sáčky, kousky polystyrenu atd. mohou být v rukou dítěte nebezpečné.



Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody na majetku nebo zranění osob způsobené nesprávným používáním nebo nedodržením informací o nebezpečí. V takových případech zaniká jakýkoli nárok na záruku! Za následné škody nepřebíráme žádnou odpovědnost!



Toto příslušenství smí být provozováno pouze v obytných budovách.



Použití příslušenství k jinému účelu, než je ten, který je popsán v této příručce, nespadá do rámce zamýšleného použití a ruší jakoukoli záruku nebo odpovědnost.



Vždy udržujte minimální vzdálenost 50 cm mezi příslušenstvím DHC.

3 Daikin Home Controls

Toto příslušenství je součástí ekosystému DHC a komunikuje pomocí vyhrazeného bezdrátového připojení. Veškeré příslušenství systému lze pohodlně a individuálně konfigurovat prostřednictvím aplikace ONECTA. Dostupné funkce poskytované ekosystémem DHC v kombinaci s dalším příslušenstvím jsou popsány v Průvodci aplikací DHC.

Všechny aktuální technické dokumenty a aktualizace naleznete na produktových stránkách:

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRCTRDI3BA>



4 Popis funkcí a příslušenství

Pokožový termostat DHC umožňuje časově řízenou regulaci běžných radiátorů s radiátorovými termostaty DHC nebo podlahového vytápění v kombinaci s regulátory podlahového vytápění DHC a přizpůsobuje fáze vytápění individuálním potřebám.

Pokožový termostat DHC měří teplotu a vlhkost v místnosti a přenáší je v intervalech do radiátorových termostatů DHC nebo regulátorů podlahového vytápění DHC, což umožňuje přesnou regulaci pokojové teploty.

Pokožový termostat DHC v kombinaci s přístupovým bodem DHC Access Point lze pohodlně ovládat prostřednictvím bezplatné aplikace.

Montáž a demontáž je obzvláště snadná díky dodanému nacvakávacímu rámečku. Je také možné zabudovat pokojový termostat DHC do stávajících spínačů.

Přehled příslušenství (viz obrázek 1):

- (A) Nacvakávací rámeček
- (B) Elektronická jednotka (termostat)
- (C) Displej
- (D) Systémové tlačítko a kontrolka LED
- (E) Ovládací kolečko
- (F) Montážní deska

Přehled displeje (viz obrázek 2):

°C	Cílová nastavená hodnota/aktuální teplota
%	Vlhkost
💧	Varování na kondenzaci
🪟	Symbol otevřeného okna
🔋	Symbol baterie
📶	Rádiový přenos
BOOST	Funkce boost
MANU	Ruční režim*
AUTO	Automatický režim*
👛	Režim dovolené*
🔥	Topení
❄️	Chlazení
🔒	Zámek ovládání*
SET	Cílová nastavená hodnota teploty

* Viz „6 Konfigurace“ na straně 20

5 Spuštění

5.1 Připojení příslušenství DHC



Než začnete připojovat další příslušenství, přečtěte si celou tuto část.

Chcete-li integrovat pokojový termostat DHC do vašeho ekosystému a umožnit mu komunikovat s dalším příslušenstvím, musíte je nejprve připojit.

Pokojový termostat DHC lze připojit k přístupovému bodu DHC Access Point přes aplikaci ONECTA. Je také možné vytvořit přímé napojení na další příslušenství DHC. Další informace o přímém připojení naleznete v Průvodci aplikací DHC.

5.1.1 Připojení k přístupovému bodu DHC Access Point



Nejprve nastavte přístupový bod DHC Access Point prostřednictvím aplikace ONECTA, abyste umožnili provoz dalšího příslušenství DHC ve vašem ekosystému. Další informace naleznete v příručkách k přístupovému bodu DHC Access Point.

Chcete-li připojit pokojový termostat DHC k přístupovému bodu DHC Access Point, postupujte následovně:

1. Spustíte aplikaci ONECTA.
2. Klikněte na symbol plus (+).

3. Vyberte položku nabídky **Přidat ovladače Daikin Home Controls**.
4. Vyberte možnost **Přidat příslušenství DHC**.
5. Vyjměte elektronickou jednotku **(B)** z rámečku: uchopte strany elektronické jednotky a vytáhněte ji z montážní desky (*viz obrázek 6*).
6. Otočte elektronickou jednotku zadní stranou nahoru **(B)**.
7. Odstraňte izolační pásku z přihrádky na baterie.
 - » Režim připojení zůstane aktivní po dobu 3 minut.



Režim připojení můžete na další 3 minuty spustit ručně krátkým stisknutím systémového tlačítka **(D)** (*viz obrázek 8*).

8. Postupujte podle pokynů v aplikaci.

5.2 Montáž



Než začnete instalovat příslušenství, přečtěte si celou tuto část.

K montáži pokojového termostatu DHC můžete použít dodaný nacvakávací rámeček **(A)** nebo jej snadno integrujete do stávajícího spínače.

Chcete-li nainstalovat pokojový termostat DHC na stěnu s dodaným nacvakávacím rámečkem, můžete použít

- dodané oboustranné lepicí pásky nebo
- dodané šroubky.

Pokojový termostat DHC lze rovněž nainstalovat do zapuštěné krabice.

5.2.1 Montáž s použitím lepicí pásky

Chcete-li nainstalovat pokojový termostat DHC pomocí lepicích pásek, postupujte následovně:

1. Zvolte místo instalace.



Ujistěte se, že montážní povrch je hladký, pevný, nenarušený, bez prachu, mastnoty a rozpouštědel a není příliš studený, aby byla zajištěna dlouhodobá přilnavost.

2. Připevněte lepicí pásy **(G)** na zadní stranu montážní desky **(F)** na určeném místě. Ujistěte se, že lze přečíst písmena na zadní straně **(H)** (viz *obrázek 3*) a že svorky na montážní desce zapadnou do otvorů na pokojovém termostatu DHC.
3. Odstraňte ochrannou fólii z lepicích pásek.
4. Přitlačte sestavený pokojový termostat DHC zadní stranou ke stěně.

5.2.2 Montáž šrouby

Při montáži pokojového termostatu DHC pomocí šroubů postupujte následovně:

1. Zvolte místo instalace.



Zkontrolujte, zda na vybraném místě nevedou ve stěně žádná elektrická nebo podobná vedení!

2. Umístěte montážní desku **(F)** na požadované místo na stěně. Ujistěte se, že šipka na montážní desce směřuje nahoru.
3. Pomocí pera označte pozice otvorů pro šrouby **(J)** (úhlopříčně naproti) v montážní desce na stěně (viz *obrázek 4*).
4. Vyvrtejte označené otvory.



Pokud pracujete s kamennou zdí, vyvrtejte označené otvory 5 mm a vložte do nich dodané hmoždinky. Pokud pracujete s dřevěnou stěnou, můžete předvrtat 1,5 mm otvory pro snadnější vkládání šroubů.

5. Pomocí dodaných šroubů a hmoždinek **(K)** upevněte montážní desku na stěnu (*viz obrázek 5*).
6. Připevněte nacvakávací rámeček **(A)** na montážní desku.
7. Umístěte elektronickou jednotku **(B)** zpět do rámečku (*viz obrázek 1*). Ujistěte se, že „TOP“ a šipky na zadní straně směřují nahoru a že spony na montážní desce zapadnou do otvorů na elektronické jednotce.

5.2.3 Montáž do zapuštěné krabice

Pokojový termostat DHC lze namontovat do zapuštěné krabice pomocí otvorů pro šrouby **(I)** (*viz obrázek 4*).



Pokud je příslušenství montováno na zapuštěnou krabici, nemusí být k dispozici žádné volné konce vodičů.



Pokud je třeba provést změny nebo práce na domovní instalaci (např. prodloužení, přemostění vypínače nebo zásuvkové vložky) nebo nízkonapětovém rozvodu pro montáž nebo instalaci příslušenství, je třeba vzít v úvahu následující bezpečnostní pokyny:



Instalovat mohou pouze osoby s příslušnými elektrotechnickými znalostmi a zkušenostmi!*

Nesprávná instalace může ohrozit váš život a životy ostatních uživatelů elektrického systému. Nesprávná instalace také znamená, že se vystavujete riziku vážných škod na majetku, např. v důsledku požáru. V případě zranění nebo škod na majetku můžete nést osobní odpovědnost. Kontaktujte instalatéra elektrických zařízení!

***Odborné znalosti potřebné pro instalaci:**

Při instalaci jsou zvláště důležité následující odborné znalosti:

- Je třeba dodržovat "5 bezpečnostních pravidel": odpojte od sítě; zajistěte před opětovným zapnutím; zkontrolujte, zda je systém bez napětí; uzemněte a zkratujte; zakryjte nebo uzavřete okolní části pod napětím;
- Vyberte vhodné nástroje, měřicí zařízení a v případě potřeby osobní bezpečnostní vybavení;
- Vyhodnocování výsledků měření;
- Výběr elektroinstalačního materiálu pro zajištění podmínek vypnutí;
- Typy ochrany IP;
- Instalace elektroinstalačního materiálu;

- Typ napájecí sítě (TN systém, IT systém, TT systém) a z toho vyplývající podmínky připojení (klasické nulové vyvážení, ochranné uzemnění, požadovaná doplňková opatření atd.).

6 Konfigurace

Konfiguraci příslušenství lze kompletně nastavit v aplikaci ONECTA. Další informace o konfiguraci příslušenství bez použití přístupového bodu DHC Access Point naleznete v Průvodci aplikací DHC.

Lze upravit následující režimy a nastavení:

6.1	AUTO	Automatický režim
6.2	MANU	Ruční režim
6.3		Režim dovolená
6.4		Zámek ovládání (zatím není k dispozici)
6.5	Prg	Programování plánu
6.6	Offset	Tolerance nastavené teploty (zatím není k dispozici)
6.7	LCD	Výběr zobrazení teploty (zatím není k dispozici)

6.1 Automatický režim

V automatickém režimu je teplota řízena podle nastaveného týdenního plánu (viz „6.5.2 Týdenní plán“ na straně 22). Ruční změny, které se nastavují pomocí ovládacího kolečka (E), se aktivují až do dalšího bodu, kdy se změní plán. Poté bude definovaný plán opět aktivován.

6.2 Ruční režim

V ručním režimu je teplota řízena v souladu s aktuální teplotou nastavenou pomocí ovládacího kolečka (E). Teplota zůstane aktivní až do další ruční změny.

6.3 Režim dovolená

Režim dovolená lze aktivovat v aplikaci ONECTA. Uvede váš systém do pohotovostního režimu. Režim dovolená je vizualizován na vašem Daikin Altherma a na klimatizačních jednotkách v aplikaci ONECTA.

Další informace naleznete v Průvodci aplikací DHC.

6.4 Zámek ovládání (zatím není k dispozici)

Provoz příslušenství lze zablokovat, aby se zabránilo nechtěným změnám nastavení (např. neúmyslným dotykem).



Toto nastavení zatím není v aplikaci ONECTA k dispozici a v tuto chvíli jej nelze změnit.

6.5 Programování plánu

Můžete si vytvořit plán s časovými úseky pro vytápění a chlazení podle vašich osobních potřeb. Další informace naleznete v Průvodci aplikací DHC.

6.5.1 Topení nebo chlazení

Svůj systém podlahového vytápění můžete použít k vytápění nebo chlazení místností, pokud to vaše jednotka Daikin Altherma podporuje.

6.5.2 Týdenní plán

V týdenním plánu můžete nastavit až 6 časových úseků (13 změn nastavení) pro každý den v týdnu zvlášť. Programování se provádí pro vybrané dny, pro které je třeba nastavit teplotu na celou dobu mezi 00:00 a 23:59 hodin.

6.5.3 Funkce optimálního spuštění/vypnutí

S optimálním spuštěním/vypnutím můžete dosáhnout požadované teploty v místnosti v definovaný čas. Tato funkce je standardně aktivována a nelze ji vypnout.

6.6 Tolerance nastavené teploty (zatím není k dispozici)

Protože je teplota měřena na pokojovém termostatu DHC, rozložení teploty se může v místnosti lišit. Chcete-li to upravit, lze nastavit toleranci teploty $\pm 3,5$ °C. Pokud je nastavena jmenovitá teplota např. 20 °C, ale v místnosti je pouze 18 °C, je třeba nastavit toleranci -2,0 °C. V továrním nastavení je nastavena tolerance nastavené teploty 0,0 °C.



Toto nastavení zatím není v aplikaci ONECTA k dispozici a v tuto chvíli jej nelze změnit.

6.7 Výběr zobrazení teploty (zatím není k dispozici)

Můžete si vybrat, jaká teplota se bude zobrazovat na příslušenství. K dispozici jsou 3 možnosti:

- zobrazení aktuální teploty,
- zobrazení cílové nastavené hodnoty teploty, nebo
- střídavé zobrazování aktuální teploty a vlhkosti.



Toto nastavení zatím není v aplikaci ONECTA k dispozici a v tuto chvíli jej nelze změnit.

7 Provoz

Po konfiguraci jsou dostupné jednoduché operace přímo na příslušenství.



Pokud je pokojový termostat DHC v pohotovostním režimu, aktivujte jej jednou před provozem stisknutím ovládacího kolečka **(E)**.

- **Teplota:** V automatickém režimu jsou ruční změny aktivovány až do dalšího bodu, kdy se změní plán. Poté bude znovu aktivován definovaný plán vytápění. V ručním režimu zůstává teplota aktivována až do další ruční změny.
- **Funkce boost:** Krátkým stisknutím ovládacího kolečka **(E)** aktivujete funkci boost. Funkce boost zahřeje radiátor rychle a krátce otevřením ventilu.

8 Výměna baterií

Pokud se objeví symbol vybitých baterií () , vyměňte použité baterie za dvě nové LR03/micro/AAA baterie. Musíte dbát na správnou polaritu baterie.

Chcete-li vyměnit baterie příslušenství, postupujte následovně:

1. Po nainstalování lze elektronickou jednotku **(B)** snadno vytáhnout z rámečku **(A)** a vyjmout z montážní desky **(F)**. Uchopte boční strany

- elektronické jednotky a vytáhněte ji ven (viz *obrázek 6*). Příslušenství nemusíte otevírat.
2. Pro vyjmutí nebo vložení baterií otočte elektronickou jednotku.
 3. Vložte dvě nové baterie 1,5 V LR03/micro/AAA. Ujistěte se, že je vkládáte správným směrem (viz *obrázek 7*).
 4. Vložte elektronickou jednotku zpět do rámečku. Ujistěte se, že „TOP“ a šipky na zadní straně elektronické jednotky směřují nahoru a že svorky na montážní desce zapadnou do otvorů na elektronické jednotce.
 5. Při vkládání baterií dávejte pozor na blikající signály LED (viz „9.3 Chybové kódy a blikající sekvence“ na straně 28).
 - » Po vložení baterií provede příslušenství autotest (cca 2 sekundy). Poté se provede inicializace. Kontrolka LED se rozsvítí oranžově a zeleně, což znamená, že inicializace je dokončena.



Pozor! Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ. V žádném případě nenabíjejte nedobíjecí baterie. Nevhazujte baterie do ohně. Nevystavujte baterie nadměrnému teplu. Baterie nezkratujte. V opačném případě může dojít k výbuchu.



Použité baterie nevyhazujte do běžného komunálního odpadu! Místo toho je odnese na místní sběrné místo baterií.

9 Odstraňování problémů

9.1 Vybitá baterie

Pokud to hodnota napětí dovolí, zůstane příslušenství připraveno k provozu i při nízkém napětí baterie. V závislosti na konkrétní zátěži může být možné posílat přenosy znovu opakovaně, jakmile bude bateriím poskytnuta krátká doba zotavení.

Pokud během přenosu napětí příliš klesne, na příslušenství se zobrazí symbol vybité baterie (🔋) a odpovídající chybový kód (viz „9.3 Chybové kódy a blikající sekvence“ na straně 28). V takovém případě vyměňte vybité baterie za dvě nové (viz „8 Výměna baterií“ na straně 24).

9.2 Pracovní cyklus

Bezdrátové příslušenství DHC funguje v následujících frekvenčních pásmech:

- 868,000 až 868,600 MHz
- 869,400 až 869,650 MHz

Aby byl zajištěn provoz všech zařízení pracujících v tomto rozsahu, je zákonem požadováno omezení doby přenosu zařízení. Omezení doby přenosu minimalizuje riziko rušení. "Pracovní cyklus" je maximální doba přenosu. Je to poměr času, který zařízení aktivně vysílá, ve srovnání s dobou měření (1 hodina) a je vyjádřen v procentech 1 hodiny.

Pokud je dosaženo celkového povoleného času přenosu, příslušenství DHC přestane vysílat, dokud nebude dosaženo časového limitu.

Například, když má zařízení limit pracovního cyklu 1%, je povoleno vysílat pouze 36 sekund za 1 hodinu. Poté přestane vysílat, dokud nebude dosaženo limitu 1 hodiny. Příslušenství DHC plně vyhovuje tomuto omezení a využívá 2 frekvenční pásma s pracovním cyklem 1% a 10%.

Při běžném provozu příslušenství DHC není obvykle tohoto limitu dosaženo. Je však možné, že limitu bude dosaženo během spouštění nebo při nové instalaci systému. V tomto případě se kontrolka LED příslušenství rozsvítí červeně. Může přestat reagovat po krátkou dobu (max. 1 hodinu), dokud nevyprší časové omezení pro přenos. Po uplynutí této doby bude opět fungovat normálně.

9.3 Chybové kódy a blikající sekvence

Chybové a blikající kódy	Význam	Řešení
Symbol baterie ()	Příliš nízké napětí baterie	Vyměňte baterie v příslušenství (viz „8 Výměna baterií“ na straně 24).
Bliká symbol antény ()	Problém s komunikací s přístupovým bodem DHC Access Point/ regulátorem podlahového vytápění DHC	Zkontrolujte připojení s přístupovým bodem DHC/ovladače podlahového vytápění DHC.
Blikající symbol vlhkosti (%)	Byl překročen limit vlhkosti (60 %) v místnosti	Vyvětrejte místnost a v případě potřeby přepněte z režimu chlazení do režimu vytápění.
Blikající symbol kondenzace a chlazení ()	Byl aktivován vstup vlhkosti DHC Multi IO Box*	Vyvětrejte místnost a v případě potřeby přepněte z režimu chlazení do režimu vytápění.
*Platí pouze pro toto speciální použití: jednozónové záložní s odvlhčovačem. Další informace naleznete v Průvodci aplikací DHC.		

Chybové a blikající kódy	Význam	Řešení
Symbol zámku ()	Zámek ovládání byl aktivován	Deaktivujte zámek ovládání prostřednictvím aplikace nebo nabídky.
Bliká krátce oranžově	Rádiový přenos/ pokus o přenos/ přenos dat	Počkejte na dokončení přenosu.
Svítlí 1x dlouze zeleně	Provoz potvrzen	Pokračujte v provozu.
Bliká krátce oranžově (každých 10 sekund)	Režim připojení je aktivní	Chcete-li přidat příslušenství, postupujte podle pokynů v aplikaci (viz „5.1 Připojení příslušenství DHC“ na straně 14).
Krátce svítí oranžově (po zeleném nebo červeném potvrzení)	Vybité baterie	Vyměňte baterie (viz „8 Výměna baterií“ na straně 24).
Svítlí 1x dlouze červeně	Přenos/operace se nezdařila nebo bylo dosaženo limitu pracovního cyklu	Zkuste to znovu (viz „9.2 Pracovní cyklus“ na straně 27).

Chybové a blikající kódy	Význam	Řešení
Bliká 6x dlouze červeně	Závada příslušenství	Kontaktujte prodejce.
Svítil 1x oranžově a 1x zeleně (po vložení baterií)	Testovací kontrolka LED	Jakmile testovací kontrolka LED zhasne, můžete pokračovat.

10 Obnova továrních nastavení



Je možné obnovit tovární nastavení příslušenství. Pokud tak učiníte, ztratíte všechna nastavení.

Chcete-li obnovit tovární nastavení příslušenství, postupujte následovně:

1. Uchopte boční strany elektronické jednotky (**B**) a vytáhněte ji ven z rámečku (viz obrázek 6).
2. Vyměňte baterii.
3. Znovu vložte baterii (viz obrázek 7) a zároveň dlouze stiskněte systémové tlačítko (**D**) po dobu 4 sekund, dokud kontrolka LED nezačne rychle blikat oranžově (viz obrázek 8).
4. Znovu uvolněte systémové tlačítko.
5. Znovu dlouze stiskněte systémové tlačítko na 4 sekundy, dokud se kontrolka LED nerozsvítí zeleně.
6. Dokončete postup uvolněním systémového tlačítka.
 - » Příslušenství se restartuje.

11 Údržba a čištění



Příslušenství nevyžaduje, abyste v případě potřeby prováděli jinou údržbu, než výměnu baterie. V případě jakékoli údržby nebo opravy požádejte o pomoc odborníka.

Příslušenství čistěte čistý, suchým a měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. Hadřík můžete trochu navlhčit vlažnou vodou, abyste odstranili více odolné skvrny. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, protože by mohly narušit plastový kryt a štítek.

12 Obecné informace o provozu rádia

Rádiový přenos se provádí po nevýhradní přenosové cestě, což znamená, že existuje možnost rušení. Rušení může být také způsobeno spínacími operacemi, elektrickými motory nebo vadnými elektrickými zařízeními.



Rozsah přenosu v budovách se může značně lišit od rozsahu dostupného pod širým nebem. Kromě vysílacího výkonu a přijímacích charakteristik přijímače hrají důležitou roli faktory okolního prostředí, jako je vlhkost v okolí, stejně jako strukturální/stínící podmínky na místě.

Společnost Daikin Europe NV tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu DHC EKRCTRD13BA je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Originál prohlášení o shodě je k dispozici na produktových stránkách EKRCTRD13BA.

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRCTRD13BA>



13 Technická specifikace

Název zařízení:	EKRCTRDI3BA
Napájecí napětí:	2x 1,5 V LR03/micro/AAA
Spotřeba proudu:	50 mA max.
Životnost baterie (typ.):	2 roky
Stupeň ochrany:	IP20
Okolní teplota:	0 až 35°C
Rozměry (Š x V x H):	
Bez rámečku:	55 x 55 x 23,5 mm
Včetně rámečku:	86 x 86 x 25 mm
Hmotnost:	100 g (včetně baterií)
Rádiová frekvence:	
F1:	868,3 MHz
F2:	869,525 MHz
Kategorie přijímače:	SRD kategorie 2
RF dosah v otevřeném prostoru:	250 m
Pracovní cyklus:	
F1:	< 1 % za hodinu
F2:	< 10 % za hodinu
Způsob provozu:	typ 1
Stupeň znečištění:	2

Technické změny vyhrazeny.

Pokyny k likvidaci



Toto zařízení nelikvidujte s běžným domovním odpadem! Elektronická zařízení musí být likvidována na místních sběrných místech pro odpadní elektronické zařízení v souladu se směrnicí o odpadních elektrických a elektronických zařízeních.

Informace o shodě



Značka CE je obchodní značka určená výhradně úřadům a nezahrnuje žádnou záruku jakýchkoli vlastností.



Pro technickou podporu kontaktujte svého specializovaného prodejce.

Aplikace ONECTA zdarma ke stažení!



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium