


Referensguide för installatör och användare


Daikin Home Controls rumstermostat - 2




1




2




3




4




5




6



7



8



Innehåll i förpackningen

Antal	Beskrivning
1	Daikin Home Controls rumstermostat - 2
1	Klämbar ram
1	Monteringsplåt
2	Dubbelsidiga självhäftande remsor
2	Skruvar 3,0 x 30 mm
2	Pluggar 5 mm
2	1,5 V LR03/mikro/AAA-batterier
1	Installations- och användarhandbok

Dokumentation © 2022 Daikin Europe N.V., Belgien
Med ensamrätt. Denna handbok får inte reproduceras i något format, vare sig helt eller delvis, och den får inte heller kopieras eller redigeras på elektronisk, mekanisk eller kemisk väg, utan utgivarens skriftliga medgivande.

Typografiska fel och utskriftsfel kan inte uteslutas. Informationen i denna handbok granskas dock regelbundet och eventuella nödvändiga korrigeringar kommer att genomföras i nästa utgåva. Vi tar inget ansvar för tekniska eller typografiska fel eller konsekvenserna därav.

Alla varumärken och industriell äganderätt erkänns.

Tryckt i Hongkong.

Ändringar får göras utan föregående meddelande på grund av tekniska framsteg.

4P687366-1
2022.04

Innehåll

1	Information om denna bruksanvisning	9
2	Faroangivelse	9
3	Daikin Home Controls	11
4	Översikt över funktioner och tillbehör	12
5	Upstart	14
	5.1 Ansluta DHC-tillbehör	14
	5.1.1 Ansluta till DHC Access Point	14
	5.2 Montering	16
	5.2.1 Montering med självhäftande remsa	16
	5.2.2 Montering med skruvar	17
	5.2.3 Montering av planmonterad dosa	18
6	Konfiguration	20
	6.1 Automatiskt läge	21
	6.2 Manuellt läge	21
	6.3 Semesterläge	21
	6.4 Funktionslås (ej tillgängligt ännu)	21
	6.5 Programmera ett schema	22
	6.5.1 Uppvärmning eller kylning	22
	6.5.2 Veckoschema	22
	6.5.3 Optimal start-/stoppfunktion	22
	6.6 Förskjutningstemperatur (ej tillgängligt ännu)	22
	6.7 Välja en temperaturdisplay (ej tillgängligt ännu)	23
7	Funktion	24
8	Byta batterier	24

9	Felsökning	26
9.1	Svagt batteri	26
9.2	Driftperiod	26
9.3	Felkoder och blinkande sekvenser.....	28
10	Återställ till fabriksinställningar	30
11	Underhåll och rengöring	31
12	Allmän information om radiodrift.....	32
13	Tekniska specifikationer	33

1 Information om denna bruksanvisning

Läs denna bruksanvisning noga innan du börjar använda tillbehör till Daikin Home Controls (DHC). Förvara bruksanvisningen så att du kan hänvisa till den vid ett senare tillfälle om du behöver. Om du lämnar över tillbehöret till andra personer för användning, lämna även över denna bruksanvisning.

Symboler som används:

**Obs!**

Detta indikerar en fara.

**Tänk på:**

Detta avsnitt innehåller viktig ytterligare information.

2 Faroangivelse



Öppna inte tillbehöret. Det innehåller inga delar som kan underhållas av användaren. I händelse av ett fel ska tillbehöret kontrolleras av en expert.



Av säkerhets- och licensskäl (CE) är obehörig ändring och/eller modifiering av tillbehöret inte tillåten.



Tillbehöret får endast användas i en torr och dammfri miljö och måste skyddas från effekterna av fukt, vibrationer, sol eller andra typer av värmestrålning, kalla och mekaniska belastningar.



Tillbehöret är inte en leksak; låt inte barn leka med det. Lämna inte förpackningsmaterial liggande. Plastfolier/påsar, bitar av polystyren, etc. kan vara farliga i händerna på ett barn.



Vi tar inget ansvar för skador på egendom eller personskador orsakade av felaktig användning eller underlåtenhet att följa faroangivelserna. I sådana fall blir alla anspråk under garantin ogiltiga! Vi tar inget ansvar för följdskador!



Tillbehöret får endast användas i bostadshus.



Användning av tillbehöret för något annat ändamål än det som beskrivs i denna handbok faller inte inom ramen för avsedd användning och ska ogiltigförklara eventuella garantier eller ansvar.



Håll alltid ett minsta avstånd på 50 cm mellan DHC-tillbehören.

3 Daikin Home Controls

Detta tillbehör är en del av DHC-ekosystemet och kommunicerar med en dedikerad trådlös anslutning.

Alla tillbehör i systemet kan konfigureras bekvämt och individuellt via ONECTA-appen. De tillgängliga funktioner som tillhandahålls av DHC-ekosystemet i kombination med andra tillbehör beskrivs i DHC Application Guide.

Alla aktuella tekniska dokument och uppdateringar finns på produktsidorna:

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRCTRDI3BA>



4 Översikt över funktioner och tillbehör

DHC-rumstermostaten möjliggör tidsstyrd reglering av dina vanliga radiatorer med DHC-radiatortermostater, eller av din golvvärme i kombination med DHC-styrenheter för golvvärme, och anpassar uppvärmningsfaserna efter dina individuella behov.

DHC-rumstermostaten mäter rumstemperatur och luftfuktighet och överför dessa i intervaller till DHC-radiatortermostater eller DHC-styrenheter för golvvärme, vilket gör att rumstemperaturer kan styras exakt.

Du kan bekvämt styra DHC-rumstermostaten i kombination med en DHC Access Point via gratisappen.

Montering och borttagning är särskilt enkelt med hjälp av den medföljande klämbara ramen. Det är också möjligt att integrera DHC-rumstermostaten i befintliga strömställare.

Översikt över tillbehör (se figur 1):

- (A) Klämbär ram
- (B) Elektronikenhet (termostat)
- (C) Display
- (D) Systemknapp och lysdiod
- (E) Styrhjul
- (F) Monteringsplåt

Översikt över display (se figur 2):

°C Börvärde/faktisk temperatur

% Fuktighet

💧 Varning för kondens

🪟 Symbol för öppet fönster

🔋 Batterisymbol

📶 Radiosändning

BOOST Boost-funktion

MANU Manuellt läge*

AUTO Automatiskt läge*

👛 Semesterläge*

🔥 Värme

❄️ Kylning

🔒 Funktionslås*

SET Börvärdestemperatur

*Se "6 Konfiguration" på sidan 20

5 Uppstart

5.1 Ansluta DHC-tillbehör



Läs igenom hela detta avsnitt innan andra tillbehör ansluts.

För att integrera DHC-rumstermostaten i ditt ekosystem och låta den kommunicera med andra tillbehör måste de först anslutas.

Du kan ansluta DHC-rumstermostaten till DHC Access Point via ONECTA-appen. Det är också möjligt att skapa en direktanslutning till andra DHC-tillbehör. Ytterligare information gällande anslutningar finns i DHC Application Guide.

5.1.1 Ansluta till DHC Access Point



Konfigurera först din DHC Access Point via ONECTA-appen för att manövrera andra DHC-tillbehör i ditt ekosystem. Se handboken till DHC Access Point för mer information.

Gör enligt följande för att ansluta DHC-rumstermostaten till DHC Access Point:

1. Öppna ONECTA-appen.
2. Klicka på plussymbolen (+).
3. Välj menyalternativet **Lägg till Daikin Home Controls**.
4. Välj **Lägg till DHC-tillbehör**.

5. Ta bort elektronikenheten (**B**) från ramen: ta tag i sidorna på elektronikenheten och dra bort den från monteringsplåten (se *figur 6*).
6. Vänd på elektronikenheten (**B**).
7. Avlägsna isoleringsremsan från batterifacket.
» Anslutningsläget är aktiverat i 3 minuter.



Det går att starta anslutningsläget manuellt i ytterligare 3 minuter genom att trycka kort på systemknappen (**D**) (se *figur 8*).

8. Följ anvisningarna i appen.

5.2 Montering



Läs igenom hela detta avsnitt innan tillbehören monteras.

Du kan använda den medföljande klämbara ramen **(A)** för att montera DHC-rumstermostaten eller enkelt integrera den i en befintlig brytare.

Om du vill montera DHC-rumstermostaten på en vägg med den medföljande klämbara ramen kan du använda

- de medföljande dubbelsidiga självhäftande remsorna eller
- de medföljande skruvarna.

Du kan också montera DHC-rumstermostaten på en planmonterad dosa.

5.2.1 Montering med självhäftande remsa

Gör enligt följande för att montera DHC-rumstermostaten med självhäftande remsa:

1. Välj en plats för installation.



Se till att monteringsytan är slät, fast, ostörd, fri från damm, fett och lösningsmedel och inte för kall för att säkerställa långvarig vidhäftning.

2. Fäst de självhäftande remsorna (**G**) på baksidan av monteringsplåten (**F**) i det avsedda området. Se till att du kan läsa bokstäverna på baksidan (**H**) (se *figur 3*) och att clipsen på monteringsplåten låser fast i öppningarna på DHC-rumstermostaten.
3. Ta bort skyddsfilm från de självhäftande remsorna.
4. Tryck på den ihopmonterade DHC-rumstermostaten med baksidan mot väggen.

5.2.2 Montering med skruvar

Gör enligt följande för att montera DHC-rumstermostaten med skruvar:

1. Välj en plats för installation.



Se till att ingen elektricitet eller liknande ledningar är dragna i väggen vid denna plats!

2. Placera monteringsplåten (**F**) på önskad plats på väggen. Se till att pilen på monteringsplåten pekar uppåt.
3. Använd en penna för att markera skruvhålens placering (**J**) (motsatt diagonalt) i monteringsplåten på väggen (se *figur 4*).
4. Borra de markerade hålen.



Om du arbetar med en stenvägg ska du borra de markerade 5 mm-hålen och sätta i de medföljande pluggen. Om du arbetar med en vägg av trä kan du förborra 1,5 mm-hål för att lättare få i skruvarna.

5. Använd medföljande skruvar och pluggar (**K**) för att fästa monteringsplåten på väggen (se *figur 5*).
6. Fäst en klämbär ram (**A**) på monteringsplåten.
7. Placera tillbaka elektronikenheten (**B**) på ramen (se *figur 1*). Se till att "TOP" och pilarna på baksidan pekar uppåt och att clipsen på monteringsplåten låser fast i öppningarna på elektronikenheten.

5.2.3 Montering av planmonterad dosa

Du kan montera DHC-rumstermostaten på en planmonterad dosa med hjälp av skruvhålen (**I**) (se *figur 4*).



Om tillbehöret monteras på en planmonterad dosa finns det inga öppna ledarändar.



Om ändringar eller arbeten måste göras på husinstallationen (t.ex. förlängning, förbikoppling av strömbrytare eller uttagsinsatser) eller lågspänningsfördelningen för montering eller installation av tillbehöret, måste följande säkerhetsanvisningar beaktas:



Får endast installeras av personer med relevant elektroteknisk kunskap och erfarenhet!*

En felaktig installation kan sätta ditt eget liv och andra användare av elsystemet på spel. En felaktig installation betyder också att du löper allvarlig risk för skada på egendom t.ex. på grund av brand. Du kan hållas personligt ansvarig i händelse av personskada eller skada på egendom. Kontakta en elektriker!

***Specialistkunskap som krävs för installation:**

Följande specialistkunskaper är speciellt viktiga vid installationen:

- "5 säkerhetsregler" som ska användas: Koppla från nätströmmen; Skydda från påslagning igen; Kontrollera att systemet är spänningslöst; Jorda och kortslut; Täck över eller spärra angränsande spänningsförande delar;
- Välj lämpliga verktyg, mätutrustning och, vid behov, personlig skyddsutrustning;
- Utvärdering av mätresultat;
- Val av elinstallationsmaterial för säkerställande av avstängningsförhållanden;
- IP-skyddsklass;
- Installation av elinstallationsmaterial;
- Typ av försörjningsnät (TN-system, IT-system, TT-system) och uppkomna anslutningsförhållanden (klassisk nollbalansering, skyddsjordning, ytterligare åtgärder som krävs etc.).

6 Konfiguration

Det går att ställa in konfigurationen av tillbehöret helt i ONECTA-appen. Mer information om konfiguration av tillbehöret utan att använda DHC Access Point finns i DHC Application Guide.

Följande lägen och inställningar går att justera:

6.1	AUTO	Automatiskt läge
6.2	MANU	Manuellt läge
6.3		Semesterläge
6.4		Funktionslås (ej tillgängligt ännu)
6.5	Prg	Programmera ett schema
6.6	Offset	Förskjutningstemperatur (ej tillgängligt ännu)
6.7	LCD	Välja en temperaturdisplay (ej tillgängligt ännu)

6.1 Automatiskt läge

I automatiskt läge styrs temperaturen i enlighet med inställt veckoschema (se "6.5.2 Veckoschema" på sidan 22). Manuella ändringar som ställs in via styrhjulet (**E**) aktiveras tills nästa gång schemat ändras. Därefter aktiveras det definierade schemat igen.

6.2 Manuellt läge

I manuellt läge styrs temperaturen i enlighet med den aktuella temperatur som ställts in via styrhjulet (**E**). Temperaturen är aktiv tills nästa manuella ändring sker.

6.3 Semesterläge

Det går att aktivera semesterläget i ONECTA-appen. Systemet växlar till standbyläge. Semesterläget visualiseras på din Daikin Altherma och på luftkonditioneringsenheterna i ONECTA-appen.

Ytterligare information finns i DHC Application Guide.

6.4 Funktionslås (ej tillgängligt ännu)

Det går att låsa användningen av tillbehöret för att undvika att inställningar ändras oavsiktligen (t.ex. genom ofrivillig beröring).



Denna inställning är inte tillgänglig ännu i ONECTA-appen och går för tillfället inte att ändra.

6.5 Programmera ett schema

Du kan skapa ett schema med tidsintervall för uppvärmning och kylning i enlighet med dina önskemål. Ytterligare information finns i DHC Application Guide.

6.5.1 Uppvärmning eller kylning

Du kan använda ditt golvvärmesystem för att värma upp eller kyla ner rum, förutsatt att Daikin Altherma-enheten stöder det.

6.5.2 Veckoschema

I veckoschemat kan du ställa in upp till 6 tidsintervall (13 ändrade inställningar) separat för varje veckodag. Programmeringen utförs för valda dagar, för vilken temperaturinställningar måste ställas in för hela perioden mellan kl. 00:00 och 23:59.

6.5.3 Optimal start-/stoppfunktion

Med optimal start/stopp kan du nå önskad temperatur i rummet vid en viss tid. Denna funktion är aktiverad som standard och går inte att stänga av.

6.6 Förskjutningstemperatur (ej tillgängligt ännu)

Eftersom temperaturen mäts på DHC-rumstermostaten kan temperaturfördelningen variera något i rummet. För att justera detta kan ett offsetvärde på $\pm 3,5^{\circ}\text{C}$ ställas in. Om en nominell temperatur på t.ex. 20°C ställs in men det endast är 18°C i rummet, måste ett offsetvärde på $-2,0^{\circ}\text{C}$ ställas in. Ett förskjutningstemperatur på $0,0^{\circ}\text{C}$ är inställt i fabriksinställningarna.



Denna inställning är inte tillgänglig ännu i ONECTA-appen och går för tillfället inte att ändra.

6.7 Välja en temperaturdisplay (ej tillgängligt ännu)

Du kan välja vilken temperatur som ska visas på tillbehöret. Det finns 3 alternativ:

- visning av den faktiska temperaturen
- visning av börvärdestemperaturen eller
- alternativ visning av den faktiska temperaturen och luftfuktigheten.



Denna inställning är inte tillgänglig ännu i ONECTA-appen och går för tillfället inte att ändra.

7 Funktion

Efter konfigurationen är enkla funktioner tillgängliga direkt på tillbehöret.



Om DHC-rumstermostaten befinner sig i standbyläge trycker du en gång på styrhjulet **(E)** före användning för att aktivera den.

- **Temperatur:** I automatiskt läge aktiveras manuella ändringar tills nästa gång schemat ändras. Därefter aktiveras det definierade uppvärmningsschemat igen. I manuellt läge är temperaturen aktiv tills nästa manuella ändring sker.
- **Boost-funktion:** Tryck kort på styrhjulet **(E)** för att aktivera boost-funktionen. Med boost-funktionen värms radiatorn upp snabbt och kort genom att öppna ventilen.

8 Byta batterier

Om symbolen för tomma batterier () visas byter du de använda batterierna mot två nya LR03/mikro/AAA-batterier. Du måste se till att batteripoolerna är rättvända.

Gör så här för att byta batterier för tillbehöret:

1. När den är monterad går det att enkelt dra ut elektronikenheten **(B)** från ramen **(A)** och ta bort den från monteringsplåten **(F)**. Greppa tag i sidorna på elektronikenheten och dra den utåt (se *figur 6*). Du behöver inte öppna tillbehöret.

2. Vänd på elektronikenheten för att ta bort eller sätta i batterierna.
3. Sätt i två nya 1,5 V LR03/mikro/AAA-batterier. Se till att du sätter in dem åt rätt håll (se figur 7).
4. Placera tillbaka elektronikenheten i ramen. Se till att "TOP" och pilarna på baksidan av elektronikenheten pekar uppåt och att clipsen på monteringsplåten låser fast i öppningarna på elektronikenheten.
5. Var uppmärksam på lysdiodens blinkande signaler när du sätter i batterierna (se "9.3 Felkoder och blinkande sekvenser" på sidan 28).
 - » När batterierna har satts i kommer tillbehöret att utföra ett självttest (ca 2 sekunder). Därefter utförs initieringen. Lysdioden lyser orange och grönt för att indikera att initieringen är klar.



Obs! Det finns risk för explosion om batteriet inte byts på rätt sätt. Byt endast med samma eller motsvarande typ. Ladda aldrig icke uppladdningsbara batterier. Kasta inte batterierna i elden. Utsätt inte batterierna för överhettning. Kortslut inte batterierna. Om du gör det finns det risk för explosion.



Förbrukade batterier ska inte kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall! Ta dem istället till din lokala samlingsplats för batterier.

9 Felsökning

9.1 Svagt batteri

Förutsatt att spänningsvärdet tillåter det kommer tillbehöret att förbli driftklart även om batterispänningen är låg. Beroende på den specifika belastningen kan det vara möjligt att skicka överföringar igen upprepade gånger, när batterierna har tillåtits en kort återhämtningsperiod.

Om spänningen sjunker för långt under överföring visas symbolen för tomt batteri (🔋) och motsvarande felkod på tillbehöret (se "9.3 Felkoder och blinkande sekvenser" på sidan 28). Byt i så fall ut de tomma batterierna mot två nya batterier (se "8 Byta batterier" på sidan 24).

9.2 Driftperiod

De trådlösa DHC-tillbehören drivs i följande frekvensband:

- 868,000~868,600 MHz
- 869,400~869,650 MHz

För att skydda driften av alla enheter som arbetar i detta intervall krävs det enligt lag att enheternas sändningstid begränsas. Genom att begränsa sändningstiden minimeras risken för störning.

Driftperioden är maximal sändningstid. Det är förhållandet mellan den tid som en enhet sänder aktivt jämfört med mätperioden (1 timme) och uttrycks i procent av 1 timme.

Om den totala tillåtna sändningstiden uppnås kommer DHC-tillbehöret att sluta sända tills tidsgränsen har uppnåtts.

Om en enhet t.ex. har en driftperiodsgräns på 1% får den endast sända 36 sekunder på 1 timme. Efter denna tid slutar den sända tills tidsgränsen på 1 timme har uppnåtts. DHC-tillbehör uppfyller helt denna begränsning och använder 2 frekvensband med en driftperiod på 1% respektive 10%.

Denna begränsning uppnås vanligtvis inte vid normal drift av DHC-tillbehör. Det är däremot möjligt att begränsningen uppnås vid uppstart eller vid nyinstallation av ett system. I detta fall lyser tillbehörets lysdiod röd. Det kanske inte reagerar under en kort tid (max. 1 timme), tills tidsbegränsningen för sändningen har upphört. Efter denna tid fungerar det normalt igen.

9.3 Felkoder och blinkande sekvenser

Felkoder och blinkande koder	Innebörd	Lösning
Batteri symbol ()	Batteri för låg spänning	Byt batterierna i tillbehöret (se "8 Byta batterier" på sidan 24).
Antenn symbol blinkar ()	Kommunikationsproblem med DHC Access Point/ DHC-styrenhet för golvvärme	Kontrollera anslutningen till DHC Access Point/ DHC-styrenhet för golvvärme.
Blinkande fuktighetssymbol (%)	Luftfuktighetsgräns (60%) i rummet överskrids	Ventilera rummet och byt från kylning till uppvärmningsläge, vid behov.
Blinkande symbol för kondens och kyla ()	Luftfuktighetsinång för DHC Multi IO Box har aktiverats*	Ventilera rummet och byt från kylning till uppvärmningsläge, vid behov.
*Gäller endast för den särskilda tillämpningen: Enkel zon reversibel med avfuktare. Ytterligare information finns i DHC Application Guide.		
Låssymbol ()	Funktionslås aktiverat	Inaktivera funktionslåset via appen eller menyn.
Korta blinkningar i orange	Radiosändning/ försöker att sända/ datasändning	Vänta tills sändningen är genomförd.

Felkoder och blinkande koder	Innebörd	Lösning
Lyser grön 1 gång under lång tid	Funktion bekräftad	Driften fortsätter.
Korta blinkningar i orange (var 10:e sekund)	Anslutningsläget aktivt	Följ anvisningarna i appen för att lägga till tillbehör (se "5.1 Ansluta DHC-tillbehör" på sidan 14).
Lyser kort orange (efter grön eller röd bekräftelse)	Tomma batterier	Byt ut batterierna (se "8 Byta batterier" på sidan 24).
Lyser röd 1 gång under lång tid	Sändning/drift misslyckades eller driftperiod-begränsningen har uppnått	Försök igen (se "9.2 Driftperiod" på sidan 26).
Blinkar röd 6 gånger under lång tid	Tillbehör defekt	Kontakta din återförsäljare.
Lyser orange 1 gång och grön 1 gång (efter att batterierna installerats)	Testlysdiod	När testlysdioden har slutat kan du fortsätta.

10 Återställ till fabriksinställningar



Tillbehörets fabriksinställningar kan återställas. Om du gör detta kommer du att förlora alla dina inställningar.

Gör så här för att återställa fabriksinställningarna för tillbehöret:

1. Greppa tag i sidorna på elektronikenheten **(B)** och dra den ut från ramen (*se figur 6*).
2. Ta bort ett batteri.
3. Sätt i batteriet igen (*se figur 7*) och tryck länge på systemknappen **(D)** i 4 sekunder tills lysdioden börjar snabbt blinka orange (*se figur 8*).
4. Släpp systemknappen igen.
5. Tryck länge på systemknappen igen i 4 sekunder tills lysdioden lyser grönt.
6. Släpp systemknappen för att avsluta förfarandet.
» Tillbehöret utför en omstart.

11 Underhåll och rengöring



Tillbehöret kräver inte att du utför något annat underhåll än byte av batteri vid behov. Anlita en expert för att utföra underhåll eller reparationer.

Rengör tillbehöret med en mjuk, luddfri trasa som är ren och torr. Du kan fukta trasan med lite ljummet vatten för att ta bort mer envisa fläckar. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, eftersom de kan korrodera plasthöljet och etiketten.

12 Allmän information om radiodrift

Radiosändning sker på en icke-exklusiv sändningsväg, vilket innebär att det finns en möjlighet att störningar uppstår. Störningar kan också orsakas av omkopplingsoperationer, elmotorer eller defekta elektriska apparater.



Sändningsområdet i byggnader kan skilja sig mycket från det som finns ute i det fria. Förutom mottagarens sändareffekt och mottagningsegenskaper har miljöfaktorer som fuktighet i närheten en viktig roll att spela, liksom strukturella förhållanden/screeningförhållanden på plats.

Härmed förklarar Daikin Europe N.V. att radioutrustningen av typen DHC EKRCTRD13BA efterlever kraven i direktiv 2014/53/EG. Ursprunglig försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på produktsidorna för EKRCTRD13BA.

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRCTRD13BA>



13 Tekniska specifikationer

Enhetsnamn:	EKRCTRDI3BA
Nätspänning:	2x 1,5 V LR03/mikro/AAA
Strömförbrukning:	50 mA max.
Batteritid (typ.):	2 år
Kapslingsklass:	IP20
Omgivningstemperatur:	0 till 35°C
Mått (B x H x D):	
Utan ram:	55 x 55 x 23,5 mm
Med ram:	86 x 86 x 25 mm
Vikt:	100 g (inklusive batterier)
Radiofrekvens:	
F1:	868,3 MHz
F2:	869,525 MHz
Mottagarkategori:	SRD-kategori 2
Typiskt RF-intervall för öppet område:	250 m
Driftperiod:	
F1:	< 1% per timme
F2:	< 10% per timme
Användningsmetod:	Typ 1
Föroreningsgrad:	2

Med förbehåll för tekniska ändringar.

Anvisningar för kassering



Kassera inte enheten med vanligt hushållsavfall!
Elektronisk utrustning måste kasseras på lokala insamlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektronisk utrustning i enlighet med direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning.

Information om överensstämmelse



CE-märket är ett frihandelsmärke som endast riktar sig till myndigheterna och innehåller ingen garanti för någon egendom.



För teknisk support, kontakta din specialiståterförsäljare.

Gratis nedladdning av ONECTA-appen!



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium