


Vodič za instalatera i referentni vodič
za korisnika


Daikin Home Controls sobni termostat– 2




1




2




3




4




5




6



7



8



Sadržaj paketa

Količina	Opis
1	Daikin Home Controls sobni termostat– 2
1	Nasadni okvir
1	Ploča za ugradnju
2	Dvostrano ljepljive trake
2	Vijci 3,0 x 30 mm
2	Tiple 5 mm
2	1,5 V LR03/micro/AAA baterije
1	Priručnik za postavljanje i rukovanje

Dokumentacija © 2022 Daikin Europe N.V., Belgija
Sva prava pridržana. Ovaj priručnik ne smije se reproducirati ni u kojem obliku, u cijelosti ili djelomično, niti se smije umnožavati ili uređivati elektroničkim, mehaničkim ili kemijskim sredstvima bez pisane suglasnosti izdavača.

Ne mogu se isključiti tipografske i tiskarske pogreške. Međutim, informacije sadržane u ovom priručniku redovito se pregledavaju i sve potrebne korekcije bit će provedene u sljedećem izdanju. Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za tehničke ili tipografske pogreške ni za njihove posljedice.

Priznati su svi zaštitni znakovi i prava industrijskog vlasništva. Tiskano u Hong Kongu.

Promjene koje su rezultat tehničkog napretka mogu se izvršiti bez prethodne najave.

4P687366-1
2022.04

Sadržaj

1	Informacije o ovom priručniku	9
2	Informacije o opasnostima	9
3	Daikin Home Controls	11
4	Pregled funkcija i pribora.....	12
5	Pokretanje	14
5.1	Spajanje DHC pribora	14
5.1.1	Spajanje na DHC Access Point	14
5.2	Montaža	16
5.2.1	Montaža s ljepljivim trakama.....	16
5.2.2	Montaža uz pomoć vijaka	17
5.2.3	Montaža na kućište u razini sa zidom.....	18
6	Konfiguracija.....	20
6.1	Automatski način rada.....	21
6.2	Ručni način rada	21
6.3	Način rada za godišnji odmor.....	21
6.4	Blokiranje rada (još nije dostupno).....	21
6.5	Programiranje plana.....	22
6.5.1	Grijanje ili hlađenje	22
6.5.2	Tjedni plan	22
6.5.3	Funkcija optimalnog pokretanja/zaustavljanja	22
6.6	Pomak temperature (još nije dostupno)	23
6.7	Odabir prikaza temperature (još nije dostupno).....	23
7	Rad.....	24
8	Zamjena baterija.....	24

9	Uklanjanje problema.....	26
9.1	Slaba baterija	26
9.2	Radni ciklus	26
9.3	Kodovi pogrešaka i uzorci treperenja.....	28
10	Vraćanje na tvorničke postavke	30
11	Održavanje i čišćenje	31
12	Općenite informacije o upotrebi radijskog prijenosa.....	32
13	Tehničke specifikacije.....	33

1 Informacije o ovom priručniku

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije početka rada s priborom Daikin Home Controls (DHC). Sačuvajte priručnik kako biste ga mogli naknadno upotrijebiti ako se ukaže potreba. Predajte li pribor na upotrebu drugim osobama, predajte im i ovaj priručnik.

Upotrijebljeni simboli:

**Pozor!**

Ukazuje na opasnost.

**Napomena:**

Odjeljak sadrži važne dodatne informacije.

2 Informacije o opasnostima



Ne otvarajte pribor. Ne sadrži dijelove koje korisnik može održavati. Neka stručnjak provjeri pribor u slučaju pogreške.



Neovlaštena promjena i/ili preinaka pribora nije dopuštena zbog sigurnosti i licencija (CE).



Pribor se smije upotrebljavati samo u suhom okruženju bez prašine te se mora zaštititi od utjecaja vlage, vibracija, Sunčevog ili drugih vrsta toplinskog zračenja, hladnoće i mehaničkog opterećenja.



Pribor nije igračka; nemojte dopustiti djeci da se igraju s njim. Ne ostavljajte ambalažni materijal uokolo. Plastične folije/vrećice, komadići polistirena i sl. mogu biti opasni u rukama djeteta.



Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za materijalnu štetu ili ozljede uzrokovane nepravilnom upotrebom ili zanemarivanjem informacija o opasnostima. U takvim slučajevima gubi se pravo na sve zahtjeve na temelju jamstva! Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za posljedične štete!



Pribor se smije upotrebljavati samo unutar stambenih zgrada.



Upotreba pribora u bilo koju svrhu osim one opisane u ovom priručniku ne smatra se namjenskom te u slučaju takve upotrebe prestaje vrijediti jamstvo ili odgovornost proizvođača.



Uvijek održavajte minimalni razmak od 50 cm između DHC pribora.

3 Daikin Home Controls

Ovaj pribor dio je DHC ekosustava i komunicira putem namjenske bežične veze.

Sav pribor sustava može se praktično i individualno konfigurirati putem aplikacije ONECTA. Dostupne funkcije koje pruža DHC ekosustav u spoju s drugim priborom opisane su u Vodiču za primjenu DHC-a.

Svi aktualni tehnički dokumenti i ažuriranja mogu se naći na stranicama proizvoda:

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRCTRDI3BA>



4 Pregled funkcija i pribora

DHC sobni termostats omogućuje vremenski upravljanu regulaciju uobičajenih radijatora opremljenih DHC termostatima radijatora ili regulaciju podnog grijanja u kombinaciji s DHC kontrolerima za podno grijanje, te prilagođava faze grijanja vašim individualnim potrebama.

DHC sobni termostats mjeri sobnu temperaturu i vlažnost zraka pa te vrijednosti u intervalima prenosi u DHC termostate radijatora ili DHC kontrolere za podno grijanje omogućujući preciznu kontrolu sobne temperature.

Uz pomoć besplatne aplikacije možete lako upravljati DHC sobnim termostatom u kombinaciji priborom DHC Access Point.

Montaža i uklanjanje posebno su jednostavni uz pomoć priloženog nasadnog okvira. DHC sobni termostats može se također integrirati u postojeće prekidače.

Pregled pribora (*pogledajte sliku 1*):

- (A) Nasadni okvir
- (B) Elektronička jedinica (termostats)
- (C) Zaslon
- (D) Sistemski gumb i LED
- (E) Upravljački kotačić
- (F) Ploča za ugradnju

Pregled prikaza (pogledajte sliku 2):

°C	Zadana vrijednost/stvarna temperatura
%	Vlaga
💧	Upozorenje o kondenzaciji
🪟	Simbol otvorenog prozora
🔋	Simbol baterije
📶	Radijski prijenos
BOOST	Funkcija pojačanja
MANU	Ručni način rada*
AUTO	Automatski način rada*
👛	Način rada za godišnji odmor*
🔥	Grijanje
❄️	Hlađenje
🔒	Blokiranje rada*
SET	Zadana vrijednost temperature

* Pogledajte "6 Konfiguracija" na stranici 20

5 Pokretanje

5.1 Spajanje DHC pribora



Pročitajte cijeli ovaj odjeljak prije početka spajanja ostalog pribora.

Kako biste integrirali DHC sobni termostatski u svoj ekosustav i omogućili mu komunikaciju s drugim priborom, najprije ga morate spojiti.

DHC sobni termostatski možete spojiti na DHC Access Point putem aplikacije ONECTA. Također se može uspostaviti izravna veza s drugim DHC priborom. Više informacija o izravnom povezivanju potražite u Priručniku za primjenu DHC-a.

5.1.1 Spajanje na DHC Access Point



Najprije postavite DHC Access Point putem aplikacije ONECTA kako biste omogućili rad drugog DHC pribora unutar vašeg ekosustava. Dodatne informacije potražite u priručniku za DHC Access Point.

Za spajanje DHC sobnog termostata na DHC Access Point postupite na sljedeći način:

1. Otvorite aplikaciju ONECTA.
2. Kliknite simbol plusa (+).
3. Odaberite stavku izbornika **Add Daikin Home Controls** (Dodaj Daikin Home Controls).
4. Odaberite **Add DHC Accessory** (Dodaj DHC pribor).

5. Uklonite elektroničku jedinicu **(B)** s okvira: uhvatite bočne strane elektroničke jedinice i izvucite je s ploče za ugradnju (*pogledajte sliku 6*).
6. Preokrenite elektroničku jedinicu **(B)**.
7. Uklonite izolacijsku traku iz odjeljka za baterije.
 - » Način povezivanja ostaje aktiviran 3 minute.



Način povezivanja možete ručno pokrenuti za dodatne 3 minute tako da kratko pritisnete sistemski gumb **(D)** (*pogledajte sliku 8*).

8. Slijedite upute u aplikaciji.

5.2 Montaža



Pročitajte cijeli ovaj odjeljak prije početka montaže pribora.

Isporučeni nasadni okvir **(A)** možete upotrijebiti za montažu DHC sobnog termostata ili njegovu jednostavnu integraciju u postojeći prekidač.

Ako želite montirati DHC sobni termostat na zid s isporučenim nasadnim okvirom, učinite to uz pomoć

- isporučenih dvostrano ljepljivih traka ili
- isporučenih vijaka.

DHC sobni termostat također možete montirati na kućište u razini sa zidom.

5.2.1 Montaža s ljepljivim trakama

Za montažu DHC sobnog termostata uz pomoć ljepljivih traka postupite na sljedeći način:

1. Odaberite mjesto za postavljanje.



Pobrinite se da površina za montažu bude glatka, čvrsta i neometana, da na njoj nema prašine, masti i otapala te da nije previše hladna kako bi se osiguralo dugotrajno prijanjanje.

2. Pričvrstite ljepljive trake (**G**) na predviđena mjesta na poledini ploče za ugradnju (**F**). Uvjerite se da možete pročitati slova na poledini (**H**) (*pogledajte sliku 3*) i da kopče na ploči za ugradnju zahvaćaju u otvore na DHC sobnom termostatu.
3. Skinite zaštitnu foliju s ljepljivih traka.
4. Pritisnite sastavljeni DHC sobni termostat stražnjom stranom na zid.

5.2.2 Montaža uz pomoć vijaka

Za montažu DHC sobnog termostata uz pomoć vijaka postupite na sljedeći način:

1. Odaberite mjesto za postavljanje.



Uvjerite se da kroz zid na tom mjestu ne prolaze električni ili slični vodovi!

2. Pozicionirajte ploču za ugradnju (**F**) na željeno mjesto na zidu. Pazite da strelica na ploči za ugradnju pokazuje prema gore.
3. Olovkom na zidu označite položaje rupa za vijke (**J**) (dijagonalno suprotno) na ploči za ugradnju (*pogledajte sliku 4*).
4. Izbušite označene rupe.



Ako radite s kamenim zidom, izbušite označene rupe od 5 mm i umetnite isporučene tiple. Ako radite s drvenim zidom, možete unaprijed izbušiti rupe od 1,5 mm kako biste lakše umetnuli vijke.

5. Uz pomoć isporučenih vijaka i tipli (**K**) pričvrstite ploču za ugradnju na zid (*pogledajte sliku 5*).
6. Pričvrstite nasadni okvir (**A**) na ploču za ugradnju.
7. Vratite elektroničku jedinicu (**B**) natrag u okvir (*pogledajte sliku 1*). Uvjerite se da natpis "TOP" i strelice na poleđini pokazuju prema gore i da kopče na ploči za ugradnju zahvaćaju u otvore na elektroničkoj jedinici.

5.2.3 Montaža na kućište u razini sa zidom

DHC sobni termostats možete montirati na kućište u razini sa zidom služeći se rupama za vijke (**I**) (*pogledajte sliku 4*).



Ako se pribor montira u kućište u razini sa zidom, možda neće biti otvorenih krajeva vodiča.



Ako treba obaviti promjene ili zahvate na kućnoj instalaciji (npr. produžetak, premoštenje prekidača ili utičnica) ili niskonaponskom distribucijskom sustavu radi montaže i postavljanja pribora, moraju se uzeti u obzir sljedeće sigurnosne upute:



Postavljanje je dopušteno samo osobama s odgovarajućim elektrotehničkim znanjem i iskustvom!*

Nepravilno postavljanje može ugroziti vaš život i živote drugih korisnika električnog sustava. Nepravilna instalacija ujedno predstavlja rizik od ozbiljne materijalne štete, npr. zbog požara. Vi možete snositi odgovornost u slučaju ozljeda ili materijalne štete. Obratite se električaru!

***Za postavljanje je potrebno stručno znanje:**

Tijekom postavljanja osobito je važno sljedeće stručno znanje:

- Treba primijeniti "5 sigurnosnih pravila": odvajanje s električne mreže; zaštita od ponovnog isključivanja; provjera da sustav nije pod naponom; uzemljenje i kratki spoj; izoliranje ili odvajanje susjednih dijelova koji su pod naponom;
- Odabir odgovarajućih alata, opreme za mjerenje i, prema potrebi, osobne zaštitne opreme;
- Procjena rezultata mjerenja;
- Odabir materijala za električnu instalaciju za zaštitu uvjeta isključenja;
- Vrste IP zaštite;
- Postavljanje materijala za električnu instalaciju;
- Vrsta opskrbe mreže (TN sustav, IT sustav, TT sustav) i rezultirajući uvjeti priključenja (klasično uravnoteženje nule, zaštitno uzemljenje, potrebne dodatne mjere itd.).

6 Konfiguracija

Konfiguracija pribora može se u cijelosti postaviti u aplikaciji ONECTA. Više informacija o konfiguriranju pribora bez upotrebe uređaja DHC Access Point potražite u Priručniku za primjenu DHC-a.

Mogu se namjestiti sljedeći načini rada i postavke:

6.1	AUTO	Automatski način rada
6.2	MANU	Ručni način rada
6.3		Način rada za godišnji odmor
6.4		Blokiranje rada (još nije dostupno)
6.5	Prg	Programiranje plana
6.6	Offset	Pomak temperature (još nije dostupno)
6.7	LCD	Odabir prikaza temperature (još nije dostupno)

6.1 Automatski način rada

U automatskom načinu rada temperaturom se upravlja u skladu s postavljenim tjednim planom (pogledajte "6.5.2 Tjedni plan" na stranici 22). Ručne promjene koje se postave preko upravljačkog kotačića **(E)** aktivne su do sljedeće točke u kojoj se plan mijenja. Potom će se ponovno aktivirati definirani plan.

6.2 Ručni način rada

U ručnom načinu rada temperaturom se upravlja u skladu s trenutačnom temperaturom postavljenom uz pomoć upravljačkog kotačića **(E)**. Temperatura ostaje aktivirana do sljedeće ručne izmjene.

6.3 Način rada za godišnji odmor

Način rada za godišnji odmor može se aktivirati u aplikaciji ONECTA. Njime će se vaš sustav prebaciti u stanje mirovanja. Način rada za godišnji odmor prikazuje se na sustavu Daikin Altherma i klimatizacijskim jedinicama u aplikaciji ONECTA. Dodatne informacije potražite u Priručniku za primjenu DHC-a.

6.4 Blokiranje rada (još nije dostupno)

Rukovanje priborom može se zaključati kako bi se izbjeglo nenamjerno mijenjanje postavki (npr. nehotečnim dodirima).



Ova postavka još nije dostupna u aplikaciji ONECTA pa se trenutačno ne može promijeniti.

6.5 Programiranje plana

Možete izraditi plan s vremenskim odsječcima za grijanje i hlađenje u skladu s osobnim potrebama. Dodatne informacije potražite u Priručniku za primjenu DHC-a.

6.5.1 Grijanje ili hlađenje

Sustav podnog grijanja možete upotrebljavati za grijanje ili hlađenje prostorija, pod uvjetom da to vaša Daikin Altherma jedinica podržava.

6.5.2 Tjedni plan

U tjednom planu možete postaviti do 6 vremenskih odsječaka (13 postavki promjene) za svaki dan u tjednu zasebno. Programiranje se provodi za odabrane dane, za koje se postavke temperature moraju postaviti za cijelo razdoblje između 00:00 i 23:59 h.

6.5.3 Funkcija optimalnog pokretanja/zaustavljanja

S optimalnim pokretanjem/zaustavljanjem možete postići željenu temperaturu u prostoriji u određeno vrijeme. Ta je funkcija standardno aktivirana i ne može se isključiti.

6.6 Pomak temperature (još nije dostupno)

Budući da se temperatura mjeri na DHC sobnom termostatu, distribucija temperature u prostoriji može varirati. Da bi se to prilagodilo, može se namjestiti pomak temperature od $\pm 3,5^{\circ}\text{C}$. Ako je postavljena nazivna temperatura od npr. 20°C , no u prostoriji je samo 18°C , treba postaviti pomak od $-2,0^{\circ}\text{C}$. U tvorničkim postavkama postavljen je pomak temperature od $0,0^{\circ}\text{C}$.



Ova postavka još nije dostupna u aplikaciji ONECTA pa se trenutačno ne može promijeniti.

6.7 Odabir prikaza temperature (još nije dostupno)

Možete odabrati koja će se temperatura prikazivati na priboru. Postoje 3 mogućnosti:

- prikaz stvarne temperature,
- prikaz zadane vrijednosti temperature ili
- naizmjenični prikaz stvarne temperature i vlažnosti zraka.



Ova postavka još nije dostupna u aplikaciji ONECTA pa se trenutačno ne može promijeniti.

7 Rad

Nakon konfiguriranja jednostavne su radnje dostupne izravno na priboru.



Ako je DHC sobni termostat u stanju mirovanja, prije rukovanja njime jedanput pritisnite upravljački kotačić **(E)** kako biste ga aktivirali.

- **Temperatura:** u automatskom načinu rada ručne promjene aktiviraju se do sljedeće točke u kojoj se plan mijenja. Potom će se ponovno aktivirati definirani plan grijanja. U ručnom načinu rada temperatura ostaje aktivirana do sljedeće ručne izmjene.
- **Funkcija pojačanja:** kratko pritisnite upravljački kotačić **(E)** kako biste aktivirali funkciju pojačanja. Funkcijom pojačanja radiator će se zagrijati brzo i nakratko otvaranjem ventila.

8 Zamjena baterija

Ako se pojavi simbol za prazne baterije () , potrošene baterije zamijenite dvjema novim LR03/micro/AAA baterijama. Morate voditi računa o pravilnom polaritetu baterije.

Za zamjenu baterija pribora postupite na sljedeći način:

1. Nakon montaže elektronička jedinica **(B)** može se lako izvući iz okvira **(A)** i ukloniti s ploče za ugradnju **(F)**. Uхватите боčne стране електронічної јединице і извучите је (*pogledajte sliku 6*). Ne morate otvarati pribor.

2. Preokrenite elektroničku jedinicu kako biste izvadili ili umetnuli baterije.
3. Umetnite dvije nove 1,5 V LR03/micro/AAA baterije. Obavezno ih umetnite u ispravnom smjeru (*pogledajte sliku 7*).
4. Vratite elektroničku jedinicu natrag u okvir. Uvjerite se da natpis "TOP" i strelice na poleđini elektroničke jedinice pokazuju prema gore i da kopče na ploči za ugradnju zahvaćaju u otvore na elektroničkoj jedinici.
5. Obratite pažnju na treperenje LED-a prilikom umetanja baterija (pogledajte "9.3 Kodovi pogrešaka i uzorci treperenja" na stranici 28).
 - » Nakon umetanja baterija pribor će obaviti samoprovjeru (približno 2 sekunde). Nakon toga provodi se inicijalizacija. LED će zasvijetliti narančasto i zeleno kako bi signalizirao da je inicijalizacija dovršena.



Pozor! Ako se baterija ne zamijeni pravilno, postoji rizik od eksplozije. Zamijenite samo istim ili ekvivalentnim tipom. Nikada nemojte puniti baterije koje nisu punjive. Ne bacajte baterije u vatru. Ne izlažite baterije prekomjernoj toplini. Ne spajajte baterije u kratki spoj. Time može nastati rizik od eksplozije.



Iskorištene baterije ne smiju se odlagati zajedno s uobičajenim kućanskim otpadom! Umjesto toga, odnesite ih na lokalno mjesto za odlaganje baterija.

9 Uklanjanje problema

9.1 Slaba baterija

Ako to vrijednost napona dopušta, pribor će ostati spreman za rad čak i ako je napon baterije nizak. Ovisno o prisutnom opterećenju, možda će biti moguće ponovno slati prijenose više puta nakon što se baterijama omogući kratko razdoblje oporavka.

Ako napon previše padne tijekom prijenosa, na priboru će se prikazati simbol prazne baterije (🔋) i odgovarajući kôd pogreške (pogledajte "9.3 Kodovi pogrešaka i uzorci treperenja" na stranici 28). U tom slučaju zamijenite prazne baterije dvjema novim baterijama (pogledajte "8 Zamjena baterija" na stranici 24).

9.2 Radni ciklus

Bežični DHC pribor radi na sljedećim frekvencijskim pojasevima:

- 868000~868600 MHz
- 869400~869650 MHz

Kako bi se zaštitio rad svih uređaja koji rade u tom rasponu, zakonom je propisano da se mora ograničiti vrijeme prijenosa uređaja. Ograničavanjem vremena prijenosa smanjuje se rizik od smetnji.

"Radni ciklus" je maksimalno vrijeme prijenosa. To je omjer vremena tijekom kojeg uređaj aktivno prenosi i razdoblja mjerenja (1 sat) te se izražava u postotku od 1 sata.

Ako se dostigne ukupna količina dopuštenog vremena prijenosa, DHC pribor obustavit će prijenos dok se ne dostigne vremensko ograničenje.

Primjerice, ako uređaj ima ograničenje radnog ciklusa od 1%, smije prenositi signal samo 36 sekundi unutar 1 sata. Nakon toga prestat će s emitiranjem dok ne prođe ograničenje od 1 sata.

DHC pribor potpuno se pridržava tog ograničenja i služi se 2 frekvencijskim pojasevima s radnim ciklusom od 1% i 10%.

Tijekom normalnog rada DHC pribora obično se ne dostigne to ograničenje. Međutim, moguće se da se ograničenje dostigne tijekom pokretanja ili tijekom nove instalacije sustava. U tom će slučaju LED pribora zasvijetliti u crvenoj boji. Pribor možda neće reagirati kraće razdoblje (maks. 1 sat) dok ne istekne vremensko ograničenje za prijenos. Nakon tog razdoblja ponovno će normalno raditi.

9.3 Kodovi pogrešaka i uzorci treperenja

Kodovi pogrešaka i uzorci treperenja	Značenje	Rješenje
Simbol baterije ()	Napon baterije prenizak	Zamijenite baterije pribora (pogledajte "8 Zamjena baterija" na stranici 24).
Simbol antene treperi ()	Problem u komunikaciji s uređajem DHC Access Point/ DHC kontrolerom za podno grijanje	Provjerite vezu s uređajem DHC Access Point/ DHC kontrolerom za podno grijanje.
Treperi simbol vlažnosti zraka (%)	Premašeno je ograničenje vlažnosti (60%) u prostoriji	Prozračite prostoriju i po potrebi se prebacite s hlađenja na grijanje.
Treperi simbol kondenzacije i hlađenja ( )	Aktivirao se ulaz za vlažnost zraka na uređaju DHC Multi IO Box*	Prozračite prostoriju i po potrebi se prebacite s hlađenja na grijanje.
*Vrijedi samo za posebnu primjenu: jedna zona, reverzibilna, s odvlaživačem. Dodatne informacije potražite u Priručniku za primjenu DHC-a.		
Simbol blokade ()	Aktivirano blokiranje rada	Deaktivirajte blokiranje rada putem aplikacije ili izbornika.
Kratko treperenje u narančastoj boji	Radijski prijenos/ pokušaj prijenosa/ prijenos podataka	Pričekajte dok se prijenos ne završi.

Kodovi pogrešaka i uzorci treperenja	Značenje	Rješenje
1x dugačko zeleno svjetlo	Rad potvrđen	Nastavite s radom.
Kratko treperenje u narančastoj boji (svakih 10 sekundi)	Način povezivanja aktivan	Za dodavanje pribora slijedite upute u aplikaciji (pogledajte "5.1 Spajanje DHC pribora" na stranici 14).
Kratko narančasto svjetlo (nakon potvrde u zelenoj ili crvenoj boji)	Baterije prazne	Zamijenite baterije (pogledajte "8 Zamjena baterija" na stranici 24).
1x dugačko crveno svjetlo	Prijenos/rad nije uspio ili je dostignuto ograničenje radnog ciklusa	Pokušajte ponovno (pogledajte "9.2 Radni ciklus" na stranici 26).
6x dugačko crveno treperenje	Pribor je neispravan	Obratite se svom prodavaču.
1x narančasto i 1 x zeleno svjetlo (nakon umetanja baterija)	Testno LED svjetlo	Možete nastaviti nakon što se LED svjetlo isključi.

10 Vraćanje na tvorničke postavke



Pribor se može vratiti na tvorničke postavke. Ako to učinite, izgubit ćete sve postavke.

Za vraćanje pribora na tvorničke postavke postupite na sljedeći način:

1. Uhvatite bočne strane elektroničke jedinice **(B)** i izvucite je iz okvira (*pogledajte sliku 6*).
2. Uklonite bateriju.
3. Ponovno umetnite bateriju (*pogledajte sliku 7*) i istodobno držite sistemski gumb **(D)** pritisnut 4 sekunde dok LED brzo ne počne treperiti narančasto (*pogledajte sliku 8*).
4. Ponovno otpustite sistemski gumb.
5. Ponovno držite sistemski gumb pritisnut 4 sekunde sve dok LED ne zasvijetli u zelenoj boji.
6. Otpustite sistemski gumb kako biste dovršili postupak.
 - » Pribor će se ponovno pokrenuti.

11 Održavanje i čišćenje



Pribor od vas ne zahtijeva nikakvo održavanje osim zamjene baterije kada je to potrebno. Zatražite pomoć stručnjaka za obavljanje održavanja ili popravaka.

Očistite pribor mekom, čistom i suhom krpom koja ne ostavlja vlakna. Za uklanjanje tvrdokornijih mrlja možete malo smočiti krpom mlakom vodom. Ne upotrebljavajte deterdžente koji sadrže otapala jer bi mogli nagristi plastično kućište i naljepnicu.

12 Općenite informacije o upotrebi radijskog prijenosa

Radijski prijenos odvija se na neekskluzivnoj putanji prijenosa, što znači da postoji mogućnost pojave smetnji. Smetnje također mogu biti uzrokovane uključivanjem i isključivanjem, električnim motorima ili neispravnim električnim uređajima.



Domet prijenosa unutar zgrada može se uvelike razlikovati od onog koji je dostupan na otvorenom. Osim snage odašiljanja i karakteristika prijma prijarnika, važnu ulogu imaju čimbenici iz okoline poput vlage u bližem okruženju, kao i konstrukcijski uvjeti odnosno koliko je odašiljač zaklonjen na licu mjesta.

Poduzeće Daikin Europe N.V. ovim izjavljuje da je radijska oprema vrste DHC EKRCTRD13BA sukladna s Direktivom 2014/53/EU. Izvorna izjava o sukladnosti dostupna je na stranicama proizvođa EKRCTRD13BA.

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRCTRD13BA>



13 Tehničke specifikacije

Naziv uređaja:	EKRCTRDI3BA
Napon napajanja:	2x 1,5 V LR03/micro/AAA
Potrošnja struje:	50 mA maks.
Vijek trajanja baterije (obično):	2 godine
Stupanj zaštite:	IP20
Temperatura okoline:	0 do 35°C
Dimenzije (Š x V x D):	
Bez okvira:	55 x 55 x 23,5 mm
S okvirom:	86 x 86 x 25 mm
Težina:	100 g (uključujući baterije)
Radiofrekvencija:	
F1:	868,3 MHz
F2:	869,525 MHz
Kategorija prijamnika:	SRD kategorija 2
Uobičajeni domet	
RF-a na otvorenom:	250 m
Radni ciklus:	
F1:	< 1% na h
F2:	< 10% na h
Način rada:	vrsta 1
Stupanj onečišćenja:	2

Podložno tehničkim promjenama.

Upute za odlaganje u otpad



Uređaj ne odlažite zajedno s uobičajenim kućanskim otpadom! Elektronička oprema mora se odlagati na lokalna sabirna mjesta za otpadnu elektroničku opremu u skladu s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi.

Informacije o sukladnosti



Oznaka CE oznaka je vezana za slobodnu trgovinu i namijenjena je isključivo nadležnim tijelima, a ne obuhvaća nikakvo jamstvo ni za kakva svojstva.



Tehničku podršku zatražite kod specijaliziranog dobavljača.

Besplatno preuzimanje aplikacije ONECTA!



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium