




Referentni vodič za instalatera
Daikin Altherma 4 H ECH₂O



<https://daikintechnicaldatahub.eu>



EPSK06A▲V3▼

EPSK08A▲V3▼

EPSK10A▲V3▼

EPSK08A▲W1▼

EPSX10P30A▲▼

EPSX10P50A▲▼

EPSXB10P30A▲▼

EPSXB10P50A▲▼

▲= 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z

▼= , 1, 2, 3, ..., 9

EPSK10A▲W1▼

EPSK12A▲W1▼

EPSK14A▲W1▼

EPSX14P30A▲▼

EPSX14P50A▲▼

EPSXB14P30A▲▼

EPSXB14P50A▲▼

Sadržaj

1 O dokumentaciji	6
1.1 O ovom dokumentu	6
1.2 Značenje upozorenja i simbola	7
1.3 Pregled referentnog vodiča za instalatera.....	9
2 Opće mjere opreza	10
2.1 Za instalatera	10
2.1.1 Općenito.....	10
2.1.2 Mjesto postavljanja.....	11
2.1.3 Rashladno sredstvo — u slučaju R290	11
2.1.4 Voda	14
2.1.5 Struja	15
3 Sigurnosne upute specifične za instalatera	17
3.1 Sigurnosni kontrolni popis prije rada na jedinicama R290.....	22
4 O pakiranju	23
4.1 Vanjska jedinica	23
4.1.1 Za prenošenje vanjske jedinice.....	23
4.1.2 Za raspakiravanje vanjske jedinice	24
4.1.3 Vađenje pribora iz unutarnje jedinice	26
4.2 Unutarnja jedinica	26
4.2.1 Za raspakiravanje unutarnje jedinice	26
4.2.2 Za uklanjanje dodatnog pribora s unutarnje jedinice	27
4.2.3 Rukovanje unutarnjom jedinicom	28
5 O jedinicama i opcijama	29
5.1 Identifikacija	29
5.1.1 Identifikacijska oznaka: vanjska jedinica	29
5.1.2 Identifikacijska naljepnica: Unutarnja jedinica.....	30
5.2 Kombiniranje jedinica i mogućnosti.....	30
5.2.1 Moguće kombinacije unutarnje i vanjske jedinice	30
5.2.2 Mogućnosti za vanjsku jedinicu.....	31
5.2.3 Moguće opcije za unutarnju jedinicu	31
6 Smjernice za primjenu	34
6.1 Pregled: smjernice za primjenu.....	34
6.2 Postavljanje sustava za grijanje/hlađenje prostora	35
6.2.1 Jedna prostorija	35
6.2.2 Više prostorija – jedna zona TIV-a	41
6.2.3 Više prostorija – dvije zone TIV-a	51
6.3 Postavljanje bivalentnih izvora topline	55
6.3.1 Postavljanje izravnog pomoćnog izvora topline za grijanje prostora	55
6.3.2 Postavljanje neizravnog pomoćnog izvora topline za kućnu vruću vodu i grijanje prostora	59
6.3.3 Postavljanje solarnog sustava putem priključka za gravitacijsko pražnjenje	61
6.3.4 Postavljanje solarnog sustava putem bivalentnog izmjenjivača topline	62
6.4 Postavljanje spremnika	63
6.4.1 Izgled sustava – ugrađeni spremnik	63
6.4.2 Odabir zapremnine i željene temperature spremnika.....	63
6.4.3 Postavljanje i konfiguracija – spremnik	65
6.4.4 Crpka KVV-a za trenutačan dovod vruće vode	65
6.4.5 Crpka KVV-a za dezinfekciju.....	66
6.4.6 Pumpa za toplu vodu za instant topalu vodu i dezinfekciju	66
6.5 Postavljanje kontrole potrošnje snage.....	67
6.5.1 Ograničenje snage pametnim mjerama	67
6.6 Postavljanje osjetnika vanjske temperature	68
7 Postavljanje jedinice	70
7.1 pripremi mesta ugradnje.....	70
7.1.1 Zahtjevi za mjesto postavljanja vanjske jedinice.....	70
7.1.2 Dodatni zahtjevi za mjesto postavljanja vanjske jedinice u hladnim podnebljima	72
7.1.3 Zahtjevi za mjesto postavljanja unutarnje jedinice	73
7.2 Otvaranje i zatvaranje jedinica.....	75
7.2.1 Više o otvaranju jedinica.....	75
7.2.2 Za otvaranje vanjske jedinice	75
7.2.3 Za uklanjanje transportnog vijka (+ podloške)	75

7.2.4	Za zatvaranje vanjske jedinice	76
7.2.5	Za otvaranje unutarnje jedinice.....	76
7.2.6	Za zatvaranje unutarnje jedinice	79
7.3	Montaža vanjske jedinice	80
7.3.1	O postavljanju vanjske jedinice	80
7.3.2	Mjere opreza prilikom postavljanja vanjske jedinice.....	80
7.3.3	Za osiguravanje konstrukcije za postavljanje	80
7.3.4	Za instaliranje vanjske jedinice	82
7.3.5	Za osiguravanje pražnjenja	83
7.4	Montaža unutarnje jedinice	84
7.4.1	Više o postavljanju unutarnje jedinice	84
7.4.2	Mjere opreza prilikom postavljanja unutarnje jedinice	84
7.4.3	Postavljanje unutarnje jedinice	84
7.4.4	Prikључivanje crijeva za pražnjenje na odvod	85
8	Postavljanje cjevovoda	87
8.1	Priprema vodovodnih cjevi.....	87
8.1.1	Zahtjevi za krug vode	87
8.1.2	Za provjeru zapremnine vode i brzine protoka.....	90
8.2	Spajanje cjevi za vodu.....	92
8.2.1	Više o priključivanju vodovodnih cjevi.....	92
8.2.2	Oprez kod spajanja cjevovoda vode	92
8.2.3	Za spajanje cjevi za vodu.....	92
8.2.4	Za priključivanje dodatnog cjevovoda	96
8.2.5	Za spajanje ekspanzijske posude	97
8.2.6	Punjene sustava grijanja	97
8.2.7	Zaštita kruga vode od smrzavanja	98
8.2.8	Za punjenje izmjenjivača topline unutar spremnika	100
8.2.9	Za punjenje spremnika	101
8.2.10	Za izoliranje cijevi za vodu	102
9	Električna instalacija	103
9.1	Više o spajanju električnog ožičenja	103
9.1.1	Mjere opreza pri spajanju električnog ožičenja	103
9.1.2	Smjernice pri spajanju električnog ožičenja.....	104
9.1.3	O električnoj sukladnosti	106
9.1.4	O napajanju po preferencijalnoj stopi kWh	106
9.1.5	Pregled električnih priključaka osim vanjskih aktuatora.....	107
9.1.6	Priklučci Terenski UI	107
9.2	Priklučci za vanjsku jedinicu	111
9.2.1	Specifikacije standardnih komponenti ožičenja	111
9.2.2	Za spajanje električnog ožičenja na vanjsku jedinicu.....	112
9.2.3	Za lijepljenje naljepnica "NE ISKLJUČUJTE prekidač strujnog kruga"	115
9.2.4	Za premještanje termistora za zrak na vanjskoj jedinici	115
9.3	Priklučci za unutarnju jedinicu	116
9.3.1	Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu	119
9.3.2	Za priključivanje glavnog električnog napajanja.....	125
9.3.3	Za priključivanje električnog napajanja pomoćnog grijača	128
9.3.4	Za povezivanje normalno zatvorenom zapornog ventila (zaustavljanje ulaznog curenja).....	130
9.3.5	Za priključivanje zapornog ventila	130
9.3.6	Za spajanje crpki (pumpa za vodu i/ili vanjske crpke)	132
9.3.7	Za spajanje signala UKLJUČENO kućne vruće vode	133
9.3.8	Za spajanje izlaza alarma	134
9.3.9	Za spajanje izlaza za UKLJ./ISKLJ. grijanja/hlađenja prostora	134
9.3.10	Za spajanje prespojnika na vanjski izvor topline	135
9.3.11	Za priključivanje bivalentnog mimovodno ventila	136
9.3.12	Postupak spajanja strujnjera	136
9.3.13	Za spajanje sigurnosnog termostata	137
9.3.14	Smart Grid	138
9.3.15	Spajanje WLAN umetka (isporučuje se kao pribor)	143
9.3.16	Za spajanje solarnog ulaza	143
9.3.17	Za spajanje plinomjera.....	144
10	Konfiguracija	146
10.1	Čarobnjak konfiguracije	147
[10.1]	Lokacija i jezik	148
[10.2]	Vremenska zona	148
[10.3]	Vrijeme/datum	148
[10.4]	Sustav 1/4	148
[10.5]	Sustav 2/4	150

Sadržaj

[10.6] Sustav 3/4.....	150
[10.7] Sustav 4/4.....	151
[10.8] Rezervni grijач	152
[10.9] Glavna zona 1/4.....	152
[10.10] Glavna zona 2/4.....	154
[10.11] Glavna zona 3/4 (Krivulja VT grijanja).....	154
[10.12] Glavna zona 4/4 (Krivulja VT hlađenja).....	154
[10.13] Dodatna zona 1/4.....	154
[10.14] Dodatna zona 2/4.....	155
[10.15] Dodatna zona 3/4 (Krivulja VT grijanja).....	155
[10.16] Dodatna zona 4/4 (Krivulja VT hlađenja).....	155
[10.17] Čarobnjak konfiguracije – KVV 1/2	155
[10.18] Čarobnjak konfiguracije – KVV 2/2	157
[10.19] Čarobnjak konfiguracije	157
10.2 Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama.....	157
10.2.1 Što predstavlja krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama?	157
10.2.2 Upotreba krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama	158
10.3 Struktura izbornika: pregled postavki instalatera.....	160
11 Puštanje u rad	162
11.1 Pregledni prikaz: Puštanje u rad	164
11.2 Mjere opreza kod puštanja u rad	164
11.3 Popis provjera prije puštanja u rad	164
11.4 Popis provjera tijekom puštanja u rad	166
11.4.1 Za otključavanje vanjske jedinice (kompresora)	166
11.4.2 Za otvaranje zapornog ventila posude za rashladno sredstvo vanjske jedinice.....	169
11.4.3 Za ažuriranje softvera korisničkog sučelja.....	171
11.4.4 Za provjeru minimalne brzine protoka	171
11.4.5 Za postupak odzračivanja	172
11.4.6 Obavljanje probnog rada	174
11.4.7 Za probni rad aktuatora	175
11.4.8 Za izvođenje programa isušivanja estriha za podno grijanje	177
12 Predaja korisniku	180
13 Održavanje i servisiranje	181
13.1 Mjere opreza pri održavanju	181
13.2 Godišnje održavanje	181
13.2.1 Godišnje održavanje vanjske jedinice: pregled	181
13.2.2 Godišnje održavanje vanjske jedinice: upute	182
13.2.3 Godišnje održavanje unutarnje jedinice: pregled	182
13.2.4 Godišnje održavanje unutarnje jedinice: upute	182
13.3 O čišćenju filtra za vodu u slučaju problema	184
13.3.1 Uklanjanje filtra za vodu	184
13.3.2 Čišćenje filtra za vodu u slučaju problema	185
13.3.3 Ugradnja filtra za vodu.....	186
14 Otklanjanje smetnji	187
14.1 Pregledni prikaz: Otklanjanje smetnji	187
14.2 Mjere opreza kod otklanjanja smetnji	187
14.3 Rješavanje problema na temelju simptoma	188
14.3.1 Simptom: jedinica NE grijе i ne hlađi prema očekivanom	188
14.3.2 Simptom: vruća voda NE dostiže željenu temperaturu	189
14.3.3 Simptom: kompresor se NE pokreće (grijanje prostora ili grijanje kućne vruće vode).....	190
14.3.4 Simptom: sustav proizvodi šum krkljanja nakon puštanja u pogon	191
14.3.5 Simptom: crpka proizvodi buku (kavitacija)	192
14.3.6 Simptom: sigurnosni ventil se otvara	192
14.3.7 Simptom: ventil za ograničenje tlaka vode curi	193
14.3.8 Simptom: prostor se NE zagrijava dovoljno pri niskim vanjskim temperaturama	193
14.3.9 Simptom: tlak na slavini privremeno je neuobičajeno visok	194
14.3.10 Simptom: Funkcija dezinfekcije spremnika NIJE ispravno dovršena (pogreška AH)	195
14.4 Rješavanje problema na osnovi kôdova grešaka	195
14.4.1 Prikaz teksta pomoći u slučaju kvara	195
14.4.2 Za provjeru povijesti kvarova	196
14.4.3 Kodovi pogrešaka: pregled	196
15 Zbrinjavanje otpada	220
15.1 Za pražnjenje rashladnog sredstva	220
15.1.1 Ručno otvaranje elektroničkih ekspanzijskih ventila	222
15.2 Za pražnjenje spremnika	223
15.2.1 Za pražnjenje spremnika bez priključenog solarnog sustava koji nije pod tlakom	223

15.2.2 Za pražnjenje spremnika s priključenim solarnim sustavom koji nije pod tlakom 225

16 Tehnički podatci	226
16.1 Servisni prostor: Vanjska jedinica	227
16.2 Zaštitna zona: Vanjska jedinica	229
16.3 Shema cjevovoda: vanjska jedinica	232
16.4 Shema cjevovoda: unutarnja jedinica	233
16.5 Shema ožičenja: vanjska jedinica	235
16.6 Shema ožičenja: unutarnja jedinica	239
16.7 ESP krivulja: Unutarnja jedinica	246
16.8 Nazivna pločica: unutarnja jedinica	246
17 Tumač pojmove	248
18 Tablica postavki	249

1 O dokumentaciji

U ovom poglavlju

1.1	O ovom dokumentu.....	6
1.2	Značenje upozorenja i simbola.....	7
1.3	Pregled referentnog vodiča za instalatera	9

1.1 O ovom dokumentu

Ciljana publika

Ovlašteni instalateri

Komplet dokumentacije

Ovaj dokument dio je kompleta dokumentacije. Cijeli komplet obuhvaća:

▪ Opće mjere opreza:

- Sigurnosne upute koje morate pročitati prije postavljanja
- Format: papir (u pakiranju unutarnje jedinice)

▪ Priručnik za rukovanje:

- Brzi vodič za osnovnu upotrebu
- Format: papir (u pakiranju unutarnje jedinice)

▪ Referentni vodič za korisnika:

- Detaljne upute po koracima i popratne informacije za osnovnu i naprednu upotrebu
- Format: digitalne datoteke na <https://www.daikin.eu>. Upotrijebite funkciju pretraživanja kako biste pronašli svoj model.

▪ Priručnik za postavljanje – vanjska jedinica:

- Upute za postavljanje
- Format: papir (u pakiranju vanjske jedinice)

▪ Priručnik za postavljanje – unutarnja jedinica:

- Upute za postavljanje
- Format: papir (u pakiranju unutarnje jedinice)

▪ Referentni vodič za instalatera:

- Priprema za postavljanje, dobre prakse, referentni podaci ...
- Format: digitalne datoteke na <https://www.daikin.eu>. Upotrijebite funkciju pretraživanja kako biste pronašli svoj model.

▪ Referentni vodič za konfiguraciju:

- Konfiguracija sustava.
- Format: digitalne datoteke na <https://www.daikin.eu>. Upotrijebite funkciju pretraživanja kako biste pronašli svoj model.

▪ Knjižica s dodatcima za opcionalnu opremu:

- Dodatne informacije o postavljanju opcionalne opreme
- Format: papir (u pakiranju unutarnje jedinice) + digitalne datoteke na stranici <https://www.daikin.eu>. Upotrijebite funkciju pretraživanja kako biste pronašli svoj model.

Najnovija revizija isporučene dokumentacije objavljena je na regionalnom web-sjedištu Daikin i dostupna je kod vašeg dobavljača.

Originalne upute napisane su na engleskom. Svi ostali jezici su prijevodi originalnih uputa.

Prijevodi ovog dokumenta generirani su potpuno automatiziranom tehnologijom strojnog prijevoda bez ljudske intervencije. Iako su učinjeni razumni naporci kako bi se osigurao točan prijevod, Daikin Europe ne jamči točnost prijevoda i ne preuzima nikakvu odgovornost za moguće pogreške u prijevodima. U slučaju pitanja vezanih uz točnost informacija sadržanih u prijevodima, molimo pogledajte izvornu verziju koja je službena verzija.

Podatci o tehničkom inženjerstvu

- **Podset** najnovijih tehničkih podataka dostupan je na regionalnim Daikin internetskim stranicama (javno dostupno).
- **Potpuni set** najnovijih tehničkih podataka dostupan je na Daikin Business Portal (potrebna autentifikacija).

Internetski alati

Uz komplet dokumentacije, instalaterima su dostupni i neki internetski alati:

- **Daikin Technical Data Hub**
 - Centralno mjesto za tehničke podatke jedinice, korisne alate, digitalne izvore i drugo.
 - Sadržaji su javno dostupni na adresi <https://daikintechnicaldatahub.eu>.
- **Heating Solutions Navigator**
 - Digitalna kutija za alat koja sadrži niz alata za lakše postavljanje i konfiguriranje sustava grijanja.
 - Za pristup alatu Heating Solutions Navigator, morate se registrirati na platformi Stand By Me. Više informacija potražite na stranici <https://professional.standbyme.daikin.eu>.
- **Daikin e-Care**
 - Mobilna aplikacija za instalatere i servisne tehničare koja vam omogućuje registraciju i konfiguriranje sustava grijanja te rješavanje problema u sustavu grijanja.
 - Upotrijebite QR kodove u nastavku za preuzimanje mobilne aplikacije za iOS i Android uređaje. Za pristup aplikaciji morate se registrirati na platformi Stand By Me.

App Store



Google Play



1.2 Značenje upozorenja i simbola



OPASNOST

Označuje situaciju koja rezultira smrću ili teškom ozljedom.

**OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA**

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati strujnim udarom opasnim po život.

**OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA**

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati opeklinama/oparinama zbog ekstremno visokih ili niskih temperatura.

**OPASNOST: OPASNOST OD EKSPLOZIJE**

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati eksplozijom.

**UPOZORENJE**

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati smrću ili teškom ozljedom.

**UPOZORENJE: ZAPALJIVI MATERIJAL****OPREZ**

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati manjom ili srednje teškom ozljedom.

**NAPOMENA**

Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati oštećenjem opreme ili imovine.

**INFORMACIJA**

Označuje korisne savjete ili dodatne informacije.

Simboli korišteni na jedinici:

Simbol	Objašnjenje
	Prije postavljanja, pročitajte priručnik za postavljanje i rukovanje, i list uputa za ožičenje.
	Prije izvođenja radova na održavanju i servisnih zadataka, pročitajte servisni priručnik.
	Za više informacija pogledajte referentni vodič za instalatera i korisnika.
	Jedinica sadrži dijelove koji se vrte. Budite pažljivi kada servisirate ili pregledavate jedinicu.

Simboli korišteni u dokumentaciji:

Simbol	Objašnjenje
	Označava naslov slike ili referencu na nju. Primjer: "▲ Naslov slike 1–3" znači "Slika 3 u poglavlju 1".
	Označava naslov tablice ili referencu na nju. Primjer: "■ Naslov tablice 1–3" znači "Tablica 3 u poglavlju 1".

1.3 Pregled referentnog vodiča za instalatera

Poglavlje	Opis
O dokumentaciji	Dokumentacija namijenjena instalateru
Opće mjere opreza	Sigurnosne upute koje morate pročitati prije postavljanja
Specifične sigurnosne upute za instalatera	
O pakiranju	Raspakiravanje jedinica i uklanjanje njihova pribora
O jedinicama i opcijama	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prepoznavanje jedinica ▪ Moguće kombinacije jedinica i opcija
Smjernice za primjenu	Različite instalacijske postavke sustava
Postavljanje jedinice	Što trebate učiniti i znati za postavljanje sustava, uključujući informacije o pripremi za postavljanje
Postavljanje cjevovoda	Što trebate učiniti i znati za postavljanje cjevovoda sustava, uključujući informacije o pripremi za postavljanje
Električne instalacije	Što trebate učiniti i znati za postavljanje električnih dijelova sustava, uključujući informacije o pripremi za postavljanje
Konfiguracija	<p>Što učiniti i znati konfigurirati sustav nakon što je instaliran.</p> <p>Više informacija potražite u referentnom vodiču za konfiguraciju.</p>
Puštanje u pogon	Što morate učiniti i znati kako biste pustili sustav u rad nakon postavljanja
Predaja korisniku	Što dati i što objasniti korisniku
Održavanje i servisiranje	Održavanje i servisiranje jedinica
Uklanjanje problema	Što učiniti u slučaju problema
Odlaganje na otpad	Odlaganje sustava na otpad
Tehnički podatci	Specifikacije sustava
Rječnik	Značenje izraza
Tablica postavki	<p>Tablica koju treba ispuniti instalater i koja se zadržava za buduću upotrebu</p> <p>Napomena: U referentnom vodiču za korisnika postoji i tablica postavki instalatera. Ovu tablicu treba ispuniti instalater i predati je korisniku.</p>

2 Opće mjere opreza

U ovom poglavlju

2.1 Za instalatera	10
2.1.1 Općenito.....	10
2.1.2 Mjesto postavljanja.....	11
2.1.3 Rashladno sredstvo — u slučaju R290.	11
2.1.4 Voda	14
2.1.5 Struja	15

2.1 Za instalatera

2.1.1 Općenito

Ako NISTE sigurni kako se uređaj instalira ili kako se njime rukuje, обратите se svom zastupniku.



OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA

- Tijekom i odmah nakon rada NE dodirujte cjevovod rashladnog sredstva ili vode te unutarnje dijelove. Mogli bi biti prevrući ili prehladni. Ostavite ih da se vrati na normalnu temperaturu. Ako ih MORATE dirati, nosite pritom zaštitne rukavice.
- NE dodirujte nikakva rashladna sredstva koja slučajno isteku.



UPOZORENJE

Nepравилно постављање или пријвршење опреме или прибора може изазвати удар струје, kratki спој, procurivanje, поžар или друга оштећења опреме. Употребљавајте САМО dodatni прибор, опционалну опрему и rezervne dijelove koje je proizvela ili одобрила tvrtka Daikin osim ako nije drugačije navedено.



UPOZORENJE

Pobrinite se da постављање, тестирање и употребљени материјали удоволjavaju важећим законима (погодној упути описаној у документацији tvrtke Daikin).



UPOZORENJE

Rastragajte i bacite plastične врећице за пакирање како се нико не би с њима играо, а посебно деца. **Могућа послједица:** гушење.



UPOZORENJE

Poduzmite одговарајуће мјере како уређај не би постао склонише малим животињама. У контакту са електричним дјеловима мале животиње могу изазвати неисправности у раду, појаву дима или ватре.



OPREZ

Nosite одговарајућу особну заштитну опрему (заштитне рукавице, сигурносне naočale...) приликом инсталације, одржавања или сервисирања система.



OPREZ

NE dirajte ulaz zraka ni aluminijska krilca uređaja.

**OPREZ**

- NE stavljajte nikakve predmete ili opremu na gornju ploču uređaja.
- NE sjedite i NE stojte na uređaju te se NE penjite na njega.

**NAPOMENA**

Radove na vanjskoj jedinici najbolje je obavljati po suhom vremenu kako biste izbjegli prodiranje vode.

U skladu s važećim zakonima proizvodu ćete možda morati priložiti zapisnik koji sadrži barem informacije o održavanju, popravcima, rezultatima testova, razdobljima mirovanja,...

Također, na dostupnom mjestu uz proizvod MORA SE navesti barem sljedeće podatke:

- upute za isključivanje sustava u slučaju nužde
- naziv i adresu vatrogasaca, policije i bolnice
- naziv, adresu te brojeve dnevnih i noćnih telefona za dobivanje usluge

U Europi se u standardu EN378 nalaze potrebne smjernice za ovaj zapisnik.

2.1.2 Mjesto postavljanja

- Osigurajte dovoljno prostora oko uređaja za servisiranje i strujanje zraka.
- Uvjerite se da mjesto instaliranja može podnijeti težinu i vibracije uređaja.
- Osigurajte dobro prozračivanje prostora. NEMOJTE zapriječiti ni jedan otvor za provjetravanje.
- Pazite da je uređaj nивелиран.

Uređaj NE instalirajte na sljedećim mjestima:

- U potencijalno eksplozivnom okruženju.
- Na mjestima gdje strojevi stvaraju elektromagnetske valove. Elektromagnetski valovi mogu poremetiti sustav upravljanja, i prouzročiti greške u radu uređaja.
- Na mjestima gdje postoji opasnost od požara zbog curenja zapaljivih plinova (primjer: razrjeđivač ili benzin), ugljičnih vlakana, zapaljive prašine.
- Na mjestima gdje nastaju korozivni plinovi (primjer: sumporovodik). Korozija bakrenih cijevi ili zavarenih dijelova može prouzročiti propuštanje rashladnog sredstva.

2.1.3 Rashladno sredstvo — u slučaju R290

**INFORMACIJA**

Za više informacija o dijelu "Sustavi koji koriste rashladno sredstvo R290" pogledajte namjenski Servisni priručnik ESIE22-02 (dostupan na <https://my.daikin.eu>).

R290 (propan C3H8) je rashladno sredstvo koje istiskuje zrak, to je plin bez boje i mirisa, i tvori zapaljive/eksplozivne mješavine sa zrakom.

Prije početka rada na jedinicama punjenima plinom R290, MORAJU se primijeniti sljedeće specifične sigurnosne mjere kako bi se izbjeglo stvaranje eksplozivne atmosfere u slučaju istjecanja rashladnog sredstva:

- 1** Provjerite je dozvola za rad obavezna.

- 2 Provjerite jesu li sve uključene osobe obučene i nose li potrebnu osobnu zaštitnu opremu ili su odjevene u nju. Od instalatera se zahtijeva da nose odjeću i obuću za zaštitu od statickog elektriciteta: hlače, jaknu, vestu, majicu s kratkim rukavima, cipele.
- 3 Osigurajte radno područje vodeći računa o tome da u njega ne može ući nitko u krugu od 2 metra (upotrijebite npr. pregradni lanac). Postavite natpis za signalizaciju OPREZ (npr. zabrana pušenja).




- 4 Uvjerite se da nema zapaljivih materijala pohranjenih u radnom području i da nema izvora zapaljenja (npr. električnih alata, računala, mobilnih telefona) unutar radnog područja.



- 5 Provjerite jesu li dostupni prikladni alati i oprema. Potrebno je uvjeriti se da uobičajeni ručni alati (odvijač, viličasti ključ, rezači cijevi itd.) NE predstavljaju izvor zapaljenja. Za neke specifične alate zahtijeva se da imaju ATEX certifikat. ATEX je europska direktiva koja se odnosi na zaštitu od eksplozije. Kratica dolazi od francuskih riječi ATmosphère EXplosible. Alati i oprema koji su otporni na eksploziju posjeduju simbol i oznaku koja prikazuje razinu zaštite.




- 6 Sa sobom uvijek nosite osobni sustav za nadzor plina prikladan za R290 provjerite je li aktiviran. Stavite ga na pod pokraj jedinice. Da bi se mogla otkriti opasnost od eksplozije, obavezna je primjena jednog LEL-detektora (niža razina eksplozije).



LEL detektor mjeri ima li goriva (npr. R290) i koja je njegova količina prisutna u zraku (vol%). Ako je mješavina između LEL i UEL i generira se iskra, može doći do eksplozije.

- Prvi alarm oglasit će se na 10% vrijednosti LEL. To je za instalatere znak da negdje ima rashladnog sredstva i da možda postoji rizik od eksplozije. Potrebno je odmah djelovati: locirajte i riješite istjecanje.
- Drugi alarm oglasit će se na 20% vrijednosti LEL. To je za instalatere znak da se prisutnost rashladnog sredstva povećava. Od tog trenutka nadalje, vrlo je opasno raditi na sustavu.




Neki sustavi za praćenje plina nude prilagodljiva ograničenja alarma, npr. 10% i 20% ili 15% i 40% niže granice eksplozije (LEL).

- Sa sobom ponesite prijenosnu ventilacijsku jedinicu (osim prilikom korištenja električnog detektora istjecanja plina).



Ventilacijska jedinica trebala bi se smjestiti pokraj radnog područja i usmjeriti u pravcu koji svako ispušteno rashladno sredstvo tjera dalje od radnog područja i instalatera.

Standardne ventilacijske jedinice ne mogu se koristiti budući da gumb za UKLUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE i motor ventilatora predstavljaju potencijalni izvor zapaljenja. Stoga je potrebno upotrijebiti ventilacijsku jedinicu otpornu na eksplozije (ATEX). Osim toga, ventilacijska jedinica trebala bi biti opremljena kabelom za električno napajanje duljine barem 3 metra. Na taj način se jedinica može utaknuti u strujnu utičnicu izvan radnog područja. Uvjerite se da nije došlo do istjecanja rashladnog sredstva prije stavljanja ili izvlačenja kabla iz strujne utičnice.




- Neka vam pri ruci bude vatrogasnji aparat (ABC suhi prah ili aparat za gašenje s pomoću CO₂, minimalne težine 2 kg).

- 9** Odsjedite jedinicu iz napajanja. Postavite opremu za zaključavanje (LOTO) na glavni prekidač ili osigurač da biste spriječili slučajno uključivanje jedinice tijekom servisnih aktivnosti.



- 10** Izvršite procjenu rizika u posljednji tren na licu mesta.



- a** Jedinica
- b** Ograda
- c** Signalizacija OPREZ
- d** Ventilacijska jedinica
- e** Sustav za praćenje plina
- f** Vatrogasni aparat

2.1.4 Voda

Ako je primjenjivo. Za više informacija pogledajte priručnik za postavljanje ili referentni vodič za instalatera uređaja.



NAPOMENA

Kvaliteta vode mora biti u skladu sa Direktivom EU-a 2020/2184.

2.1.5 Struja



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

- Potpuno isključite napajanje prije skidanja poklopca s razvodne kutije, spajanja bilo kakvih elektroinstalacija ili dodirivanja električnih dijelova.
- Prije servisiranja odspojite napajanje, pričekajte više od 10 minute pa izmjerite napon na stezalkama kondenzatora glavnog strujnog kruga ili električnim komponentama. Napon MORA biti manji od 50 V DC da biste mogli dodirnuti električne komponente. Lokaciju stezaljki potražite u shemi ožičenja.
- NE dodirujte električne komponente mokrim rukama.
- NE ostavljajte uređaj bez nadzora kada je s njega uklonjen servisni poklopac.



UPOZORENJE

Ako NIJE tvornički ugrađen, u fiksno ožičenje MORA se ugraditi glavni prekidač ili drugi uređaj za odspajanje kod kojega dolazi do razdvajanja kontakata na svim polovima, čime se jamči potpuno odspajanje propisano za prenaponsku kategoriju III.



UPOZORENJE

- Upotrebljavajte SAMO bakrene žice.
- Uvjerite se da je vanjsko ožičenje u skladu s nacionalnim propisima o ožičenju.
- Sva ožičenja MORAJU biti provedena u skladu sa shemom ožičenja koja se isporučuje s proizvodom.
- NIKADA ne stišćite višežilne kabele te se pobrinite da kabeli NE dolaze u dodir s cijevima i oštrim rubovima. Pazite da nema vanjskog naprezanja na priključne stezaljke.
- Obavezno instalirajte uzemljenje. NEMOJTE uzemljiti uređaj na cijevi komunalija, gromobran ili uzemljenje telefona. Nepotpuno uzemljenje može prouzročiti strujni udar.
- Obavezno primijenite zaseban strujni krug. NIKADA ne dijelite izvor napajanja s nekim drugim uređajem.
- Provjerite jeste li postavili potrebne osigurače ili prekidače strujnog kruga.
- Obavezno instalirajte zaštitu od dozemnog spoja. Propust da to učinite može prouzročiti strujni udar ili požar.
- Pri postavljanju zaštite od dozemnog spoja provjerite je li ona kompatibilna s inverterom (otpora na električne smetnje visokih frekvencija) kako bi se izbjeglo nepotrebno otvaranje zaštite od dozemnog spoja.



UPOZORENJE

- Po završetku radova na elektrici provjerite jesu li sve električne komponente i priključak u razvodnoj kutiji dobro spojeni.
- Uvjerite se da su svi poklopci zatvoreni prije pokretanja uređaja.



OPREZ

- Prilikom spajanja voda električnog napajanja, spoj na uzemljenje izvedite prije izvršenja spojeva pod naponom.
- Prilikom isključivanja voda električnog napajanja, spojeve pod naponom odspojite prije odspajanja spoja na uzemljenje.
- Duljina vodiča između sidrenja električnog napajnog kabela i same redne stezaljke MORA biti takva da se vodič pod naponom zategnu prije vodiča uzemljenja u slučaju da se naponski vodič izvuče iz obujmice sidrenja.



NAPOMENA

Mjere opreza kod polaganja naponskih vodova:



- NEMOJTE spajati žice različitih promjera na isti priključak za napajanje (nezategnutost u ožičenju može izazvati nenormalno zagrijavanje).
- Kada spajate žice jednakog promjera, spajajte ih prema gornjoj slici.
- Za ožičenje upotrijebite žicu namijenjenu za napajanje i čvrsto je spojite, a zatim osigurajte da se spriječi prenošenje naprezanja na razvodnu ploču.
- Upotrijebite odgovarajući odvijač za pritezanje vijaka priključka. Odvijač s malim vrhom će oštetiti glavu i onemogućiti pravilno pritezanje.
- Prejako zatezanje vijaka priključnice može ih slomiti.

Postavite strujne kabele najmanje 1 metar od televizora i radija da biste spriječili smetnje. Ovisno o radiovalovima, udaljenost od 1 metra možda NEĆE biti dovoljna.



NAPOMENA

Primjenjivo SAMO ako je napajanje trofazno, a kompresor ima ON/OFF (uklj./isklj.) način pokretanja.

Ako postoji mogućnost pogrešnog odabira faze nakon trenutnog nestanka struje i ako se struja UKLJUČUJE i ISKLJUČUJE dok uređaj radi, priključite lokalno zaštitu od pogrešnog odabira faze. Rad proizvoda s pogrešnim odabirom faze može prouzročiti kvar kompresora i drugih dijelova.

3 Sigurnosne upute specifične za instalatera

Uvijek se pridržavajte sljedećih sigurnosnih uputa i odredbi.

!!Pročitajte ovo prije nego što počnete s instalacijom!!

Obuka

- Prije početka instalacije slijedite Sigurnosnu obuku Daikin L1 (pogledajte QR kod). Bez ove obuke ne možete otključati vanjsku jedinicu (putem aplikacije e-Care i korisničkog sučelja unutarnje jedinice) i ne možete pokrenuti rad jedinice.



Alati za zaštitu osobne sigurnosti

- Provjerite jesu li dostupni odgovarajući alati i radni materijali.

Mjesto instalacije

- Stavite jedinicu na paleti što je moguće bliže (≤ 10 m) mjestu ugradnje. Koristite remene samo za podizanje jedinice s palete i stavite je u konačni položaj ugradnje.
- Poštujte smjernice za mjesto instalacije.
- Poštujte zaštitnu zonu oko vanjske jedinice (bez izvora zapaljenja).
- Snimite fotografiju instalirane vanjske jedinice i njezine okoline. Morat će ga prenijeti tijekom postupka deblokiranja vanjske jedinice.

Predaja korisniku

- Objasnите korisniku kako sigurno koristiti toplinsku crpku R290.
- Objasnите korisniku da NE ISKLJUČUJE prekidače strujnog kruga na jedinicama kako bi zaštita ostala aktivirana.

Kvaliteta vode

- Kvaliteta vode mora biti u skladu sa Direktivom EU-a 2020/2184.

Prekidač dozemnog spoja

- Obavezno instalirajte prekidač dozemnog spoja.

Postupanje s jedinicom (pogledajte "4.1.1 Za prenošenje vanjske jedinice" [▶ 23])



OPREZ

Kako biste izbjegli ozljede, NE dodirujte ulaz zraka niti aluminijiska krilca jedinice.



UPOZORENJE

Sa sigurnošću utvrđite da su instalacija, servisiranje, održavanje i popravci u skladu s uputama iz Daikin i s važećim zakonskim propisima (na primjer s nacionalnim pravilnikom za plinove) i da su ih izvršili SAMO ovlaštene osobe.

Smjernice za primjenu (pogledajte "6 Smjernice za primjenu" [▶ 34])



OPREZ

Ako ima više od jedne zone izlazne vode, UVIJEK postavite stanicu ventila za miješanje u glavnu zonu radi sniženja (tijekom grijanja)/povišenja (tijekom hlađenja) temperature izlazne vode kada dodatna zona šalje zahtjev za grijanje/hlađenje.

**OPREZ**

Solarni paneli MORAJU se postaviti na većoj visini od unutarnje jedinice. MORA se osigurati nagib prema dolje s minimalnim padom cjevovoda solarnog sustava. Time će se solarnom sustavu omogućiti potpuno pražnjenje i izbjegći oštećenja zbog smrzavanja.

Mjesto postavljanja (pogledajte "7.1 pripremi mjesta ugradnje" [▶ 70])**UPOZORENJE**

Pridržavajte se dimenzija servisnog prostora navedenih u ovom priručniku kako biste mogli pravilno postaviti jedinicu.

- Vanjska jedinica: pogledajte "[16.1 Servisni prostor: Vanjska jedinica](#)" [▶ 227].
- Unutarnja jedinica: pogledajte "[7.1.3 Zahtjevi za mjesto postavljanja unutarnje jedinice](#)" [▶ 73].

**UPOZORENJE**

Uređaj se mora čuvati u prostoriji bez izvora zapaljenja (niti stalnih izvora zapaljenja niti izvora zapaljenja u kratkom vremenskom razdoblju) (primjer: otvoreni plamen, radni plinski uređaj ili radni električni grijач).

**UPOZORENJE**

Uređaj se mora instalirati u nekom području bez izvora zapaljenja (niti stalnih izvora zapaljenja niti izvora zapaljenja u kratkom vremenskom razdoblju) (primjer: otvoreni plamen, radni plinski uređaj ili radni električni grijач).

**UPOZORENJE**

Sa sigurnošću utvrdite da su instalacija, servisiranje, održavanje i popravci u skladu s uputama iz Daikin i s važećim zakonskim propisima (na primjer s nacionalnim pravilnikom za plinove) i da su ih izvršili SAMO ovlaštene osobe.

Zahtjevi za mjesto postavljanja unutarnje jedinice (pogledajte "7.1.3 Zahtjevi za mjesto postavljanja unutarnje jedinice" [▶ 73])**OPREZ**

Unutarnju jedinicu postavite minimalno 1 m od ostalih izvora topline (>80°C) (npr. električnog grijачa, uljnog grijачa, dimnjaka) i gorivih materijala. U suprotnom bi moglo doći do oštećenja jedinice, a krajnjem slučaju i požara.

Otvaranje i zatvaranje jedinica (pogledajte "7.2 Otvaranje i zatvaranje jedinica" [▶ 75])**OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA**

NE ostavljajte uređaj bez nadzora kada je s njega uklonjen servisni poklopac.

**OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA****OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA**

Montaža vanjske jedinice (pogledajte "7.3 Montaža vanjske jedinice" [▶ 80])**UPOZORENJE**

Način učvršćivanja vanjske jedinice MORA biti u skladu s uputama iz ovog priručnika. Vidi "7.3 Montaža vanjske jedinice" [▶ 80].

**OPREZ**

Kako biste izbjegli ozljede, NE dodirujte ulaz zraka niti aluminijска krilca jedinice.

Montaža unutarnje jedinice (pogledajte "7.4 Montaža unutarnje jedinice" [▶ 84])**UPOZORENJE**

Metoda učvršćivanja unutarnje jedinice MORA biti u skladu s uputama iz ovog priručnika. Pogledajte odjeljak "7.4 Montaža unutarnje jedinice" [▶ 84].

Postavljanje cijevi (pogledajte "8 Postavljanje cjevovoda" [▶ 87])**UPOZORENJE**

Lokalne cijevi MORAJU biti u skladu s uputama iz ovog priručnika. Pogledajte odjeljak "8 Postavljanje cjevovoda" [▶ 87].

**OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA**

Tijekom postupka punjenja, voda može procuriti iz bilo kojeg mesta propuštanja i može prouzročiti strujni udar ako dođe u doticaj s dijelovima pod naponom.

- Prije postupka punjenja, prekinite dovod električne energije u jedinicu.
- Nakon prvog punjenja i prije uključivanja jedinice pomoću sklopke za priključivanje na električnu mrežu, provjerite jesu li svi električni dijelovi i priključna mjesta suha.

Električne instalacije (pogledajte "9 Električna instalacija" [▶ 103])**OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA****UPOZORENJE**

Električno ožičenje MORA biti u skladu s uputama iz:

- Ovog priručnika. Pogledajte odjeljak "9 Električna instalacija" [▶ 103].
- Sheme ožičenja vanjske jedinice, koja se isporučuje s jedinicom, a nalazi se unutar servisnog poklopca. Za prijevod njene legende, pogledajte "16.5 Shema ožičenja: vanjska jedinica" [▶ 235].
- Sheme ožičenja unutarnje jedinice, koja se isporučuje s jedinicom, a nalazi se unutar poklopca razvodne kutije unutarnje jedinice. Za prijevod njene legende, pogledajte "16.6 Shema ožičenja: unutarnja jedinica" [▶ 239].

**UPOZORENJE**

Za kabele napajanja UVIJEK upotrebljavajte višežilni kabel.

**UPOZORENJE**

- Sve radove na ožičenju MORA obaviti ovlašteni električar i MORAJU biti u skladu s nacionalnim propisima za električne instalacije.
- Električne priključke spojite na fiksno ožičenje.
- Sve lokalno nabavljene komponente i svi električni radovi MORAJU biti u skladu s važećim zakonima.

**UPOZORENJE**

- Ako N-faza napajanja nedostaje ili je pogrešna, može doći do kvara na opremi.
- Uspostavite pravilno uzemljenje. NE uzemljujte jedinicu na vodovodnu cijev, stabilizator napona ili uzemljenje telefona. Nepotpuno uzemljenje može prouzročiti strujne udare.
- Postavite potrebne osigurače ili prekidače.
- Električno ožičenje učvrstite kabelskim vezicama tako da kabeli NE dođu u kontakt s oštrim rubovima ili cijevima, osobito na strani visokog tlaka.
- NE upotrebljavajte obložene žice, produžne kable ili priključke sa zvjezdastog sustava. Mogu prouzročiti pregrijavanje, strujne udare ili požar.
- NE postavljajte kondenzator za brzanje u fazi, budući da je ova jedinica opremljena inverterom. Kondenzator za brzanje u fazi smanjiće performanse i može prouzročiti nezgode.

**UPOZORENJE**

Pomoći grijач MORA imati namjenski izvor napajanja i MORA biti zaštićen sigurnosnim uređajima u skladu s primjenjivim zakonodavstvom.

**UPOZORENJE**

Ako je oštećen kabel za napajanje, MORA ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili slične stručne osobe kako bi se izbjegle opasnosti.

**OPREZ**

NE gurajte i NE postavljajte predugi kabel u jedinicu.

**OPREZ**

Kako bi se zajamčilo da je jedinica potpuno uzemljena, UVIJEK spojite napajanje pomoćnog grijacha i vod uzemljenja.

**INFORMACIJA**

Za detalje o nazivnim snagama prekidanja i vrstama osigurača te nazivnim vrijednostima prekidača strujnog kruga pogledajte "9 Električna instalacija" [▶ 103].

Puštanje u pogon (pogledajte "11 Puštanje u rad" [▶ 162])**UPOZORENJE**

Puštanje u pogon MORA biti u skladu s uputama iz ovog priručnika. Pogledajte odjeljak "11 Puštanje u rad" [▶ 162].

Održavanje i servisiranje (pogledajte "13 Održavanje i servisiranje" [▶ 181])**OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA**

**OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA**

Voda u spremniku i svi spojeni cjevovodi mogu biti vrlo vrući.

**UPOZORENJE**

Ako je unutarnje ožičenje oštećeno, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni serviser ili slična stručna osoba.

[Uklanjanje problema \(pogledajte "14 Otklanjanje smetnji" \[▶ 187\]\)](#)**OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA****OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA****UPOZORENJE**

- Kada obavljate pregled na razvodnoj kutiji jedinice, UVIJEK provjerite je li jedinica odvojena s električne mreže. Isključite odgovarajući prekidač.
- Ako je aktivirana sigurnosna naprava, zaustavite uređaj i pronađite zašto je sigurnosna naprava aktivirana prije nego je resetirate. NIKADA nemojte zaobilaziti sigurnosne uređaje i ne mijenjajte njihove vrijednosti s tvornički zadanih postavki. Ako ne možete pronaći uzrok problema, обратите se dobavljaču.

**UPOZORENJE**

Spriječite opasnosti zbog nehotičnog resetiranja rastavne toplinske sklopke: napajanje ovog uređaja se NE SMIJE dovoditi putem vanjskog sklopog uređaja, kao što je programator, niti priključiti na strujni krug koji redovito uključuje i isključuje komunalna služba.

**UPOZORENJE**

Odzračivanje uređaja za isijavanje topline ili kolektora. Prije odzračivanja uređaja za isijavanje topline ili kolektora, provjerite prikazuje li se ili na početnom zaslonu korisničkog sučelja.

- Ako se ne prikazuje, možete odmah obaviti odzračivanje.
- Ako se prikazuje, uvjerite se da je prostorija u kojoj želite obaviti odzračivanje dovoljno ventilirana. **Reason:** u slučaju puknuća, rashladno sredstvo može istjecati u krug vode, a potom i u prostoriju prilikom odzračivanja uređaja za isijavanje topline ili kolektora.

[Odlaganje na otpad \(pogledajte "15 Disposal" \[▶ 220\]\)](#)**OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA**

Voda u spremniku i svi spojeni cjevovodi mogu biti vrlo vrući.

3.1 Sigurnosni kontrolni popis prije rada na jedinicama R290

	INFORMACIJA
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Za detaljniji opis sigurnosnih stavki u ovom kontrolnom popisu pogledajte Opće sigurnosne mjere opreza. ▪ Za više informacija o dijelu "Sustavi koji koriste rashladno sredstvo R290" pogledajte namjenski Servisni priručnik ESIE22-02 (dostupan na https://my.daikin.eu).

Vanjska jedinica sadrži rashladno sredstvo R290. Prije početka rada na ovoj jedinici provjerite sljedeće sigurnosne stavke:

<input type="checkbox"/>	Radna dozvola dobivena ako je potrebno.
<input type="checkbox"/>	Sve uključene osobe su obučene i nose potrebnu osobnu zaštitnu opremu ili su odjevene u nju.
<input type="checkbox"/>	Radna zona je isključena, postavljeni znakovi OPREZA.
<input type="checkbox"/>	<p>Izvori zapaljenja uklonjeni</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Uklonite električne alate, računalna, mobitele i druge potencijalne izvore zapaljenja koji mogu prouzročiti iskrenje iz radnog područja. ▪ Poduzmite zaštitne mjere kako biste spriječili statičko pražnjenje, na primjer uzemljenje i korištenje antistatičke odjeće.
<input type="checkbox"/>	<p>Dostupni prikladni alati i radni materijali</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Uključujući ATEX alate (otporne na eksploziju), dovoljnu količinu dušika i potrebne rezervne dijelove.
<input type="checkbox"/>	<p>Provjerite prisutnost eksplozivne atmosfere postavljanjem osobnog sustava za nadzor plina na pod, blizu jedinice.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prikladno za R290 ▪ Kalibrirano ▪ Ispitivanje rada ▪ Pragovi alarma ▪ Baterija napunjena
<input type="checkbox"/>	<p>Dovoljna ventilacija</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Postavite prijenosnu ventilacijsku jedinicu tako da se stvara dovoljna ventilacija. ▪ Ventilacijska jedinica mora biti otporna na eksploziju.
<input type="checkbox"/>	<p>Aparat za gašenje požara pri ruci</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ABC suhi prah ili aparat za gašenje s pomoću CO₂, minimalno 2 kg.
<input type="checkbox"/>	<p>Odspojite jedinicu iz napajanja i učvrstite je.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Postavite oznaku za zaključavanje (LOTO).
<input type="checkbox"/>	Provedite procjenu rizika u zadnjem trenutku (LMRA).

4 O pakiranju

Imajte na umu sljedeće:


- Pri isporuci jedinica MORA biti pregledana u pogledu oštećenja i cjelovitosti. Svako oštećenje i nedostajanje dijelova MORA se odmah prijaviti otpremnikovu agentu za reklamacije.
- Dopremite zapakiranu jedinicu što bliže mjestu konačnog postavljanja da bi se sprječilo oštećenje prilikom transporta.
- Priredite unaprijed putanju po kojoj će se jedinica dovesti do konačnog položaja za ugradnju.

U ovom poglavlju

4.1	Vanjska jedinica	23
4.1.1	Za prenošenje vanjske jedinice	23
4.1.2	Za raspakiravanje vanjske jedinice.....	24
4.1.3	Vađenje pribora iz unutarnje jedinice	26
4.2	Unutarnja jedinica	26
4.2.1	Za raspakiravanje unutarnje jedinice.....	26
4.2.2	Za uklanjanje dodatnog pribora s unutarnje jedinice	27
4.2.3	Rukovanje unutarnjom jedinicom	28


4.1 Vanjska jedinica

4.1.1 Za prenošenje vanjske jedinice




Dizalica

Remenje zadržite unutar označenog područja kako ne biste oštetili jedinicu.



Viličar ili paletni viličar

Zahvatite paletu s teže strane.




Ručno

Nakon raspakiravanja nosite jedinicu uz pomoć remenja koje je pričvršćeno na nju.

Pogledajte i:


- "4.1.2 Za raspakiravanje vanjske jedinice" [▶ 24]
- "7.3.4 Za instaliranje vanjske jedinice" [▶ 82]

			EPSK06~10A▲V3▼	±175 kg
			EPSK08~10A▲W1▼	±180 kg
			EPSK12~14	±190 kg



4.1.2 Za raspakiravanje vanjske jedinice


Za korak 3, vidi "4.1.3 Vađenje pribora iz unutarnje jedinice" [▶ 26].



UPOZORENJE

Sa sigurnošću utvrdite da su instalacija, servisiranje, održavanje i popravci u skladu s uputama iz Daikin i s važećim zakonskim propisima (na primjer s nacionalnim pravilnikom za plinove) i da su ih izvršili SAMO ovlaštene osobe.

4.1.3 Vađenje pribora iz unutarnje jedinice




- a** Priručnik za postavljanje – vanjska jedinica
- b** Naljepnica s podacima o energetskoj učinkovitosti
- c** Naljepnice "NE ISKLJUČUJTE prekidač strujnog kruga"
- d** Okrugla brtva za odvodni priključak
- e** Odvodni priključak
- f** Zaporni ventil (s integriranim filterom i protupovratnim ventilom)

4.2 Unutarnja jedinica



INFORMACIJA

Unutarnja jedinica isporučuje se sa zatvorenim dijelovima za fiksiranje. Otvorite dijelove za fiksiranje prije početka postavljanja unutarnje jedinice. Stražnji dijelovi za fiksiranje možda više neće biti dostupni kada unutarnja jedinica bude u svom konačnom položaju za postavljanje. (pogledajte "[7.2.5 Za otvaranje unutarnje jedinice](#)" [▶ 76]).

4.2.1 Za raspakiravanje unutarnje jedinice



4.2.2 Za uklanjanje dodatnog pribora s unutarnje jedinice




- a** Priručnik za postavljanje unutarnje jedinice
- b** Priručnik za rukovanje
- c** Opće mjere opreza
- d** Knjižica s dodacima za opcionalnu opremu
- e** Dodatak – Ažuriranje firmvera BRC1HH*
- f** Dodatak Triman
- g** Izjava o sukladnosti
- h** Oznaka "Bez glikola" (za pričvršćivanje na lokalni cjevovod u blizini mesta punjenja)
- i** Umetak za WLAN
- j** Normalno zatvoreni zaporni ventil (zaustavljanje ulaznog curenja)
- k** Brza spojница
- l** Okrugla brtva
- m** Ručke (potrebne su samo za transport)
- n** Zaporni ventil s ravnim brtvama
- o** Crijevo plitice za pražnjenje kondenzata
- p** Fleksibilno crijevo (za ekspanzijsku posudu)
- q** Ravne brtve za KVV
- r** Držač kabela za rasterećenje od naprezanja
- s** Kabelska vezica
- t** Stezaljka crijeva plitice za pražnjenje kondenzata
- u** Preljevni konektor
- v** Okrugla brtva
- w** Ključ za sastavljanje
- x** Zaštita navoja
- y** Priključak za odvodno crijevo magnetski filter

4.2.3 Rukovanje unutarnjom jedinicom

Jedinicu nosite uz pomoć ručki na poleđini i s njezine prednje strane.

**NAPOMENA**

Unutarnja jedinica je teška na vrhu sve dok je spremnik prazan. Na odgovarajući način pričvrstite jedinicu i prenosite samo uz pomoć ručki.



- a** Tipla
- b** Ključ za sastavljanje
- c** Ručka

- 1** Otvorite tiple na prednjem i stražnjem dijelu spremnika.
- 2** Pričvrstite ručke vodoravno i okrenite ih za 360° .
- 3** Za nošenje jedinice koristite ručke.
- 4** Nakon prenošenja jedinice skinite ručke, ponovno dodajte tiple i nataknite zaštitu za navoje na tiple.

5 O jedinicama i opcijama


U ovom poglavlju

5.1	Identifikacija.....	29
5.1.1	Identifikacijska oznaka: vanjska jedinica.....	29
5.1.2	Identifikacijska naljepnica: Unutarnja jedinica.....	30
5.2	Kombiniranje jedinica i mogućnosti	30
5.2.1	Moguće kombinacije unutarnje i vanjske jedinice	30
5.2.2	Mogućnosti za vanjsku jedinicu	31
5.2.3	Moguće opcije za unutarnju jedinicu	31

5.1 Identifikacija

5.1.1 Identifikacijska oznaka: vanjska jedinica

Lokacija




Identifikacija modela

Primjer: EP S K 06 AR V3

Kod	Objašnjenje
EP	Europski hidro-split vanjski par reverzibilni
S	Visoka temperatura vode - ambijentalna zona 2 - slab zvuk
K	Rashladno sredstvo R290
06	Klasa kapaciteta
AR	Serijski model
V3	Napajanje

5.1.2 Identifikacijska naljepnica: Unutarnja jedinica

Lokacija**Identifikacija modela****Primjer:** E PS X B 10 P 50 A F

Kod	Opis
E	Europski model
PS	Samostojeća hidrosplit jedinica s ugrađenim spremnikom koji nije pod tlakom
X	X=Grijanje/hlađenje
B	Ugrađeni izmjenjivač topline za bivalentni generator topline
10	Klasa kapaciteta
P	Materijal ugrađenog spremnika: plastika
50	Zapremina ugrađenog spremnika
AF	Serija modela

5.2 Kombiniranje jedinica i mogućnosti

**INFORMACIJA**

Izvjesne opcije možda NISU dostupne u vašoj zemlji.

5.2.1 Moguće kombinacije unutarnje i vanjske jedinice

Unutarnja jedinica	Vanjska jedinica	
	EPSK06~10A*	EPSK12+14A*
EPSX(B)10	O	—
EPSX(B)14	—	O

5.2.2 Mogućnosti za vanjsku jedinicu

Postolje za montažu (EKMST4)

U hladnijim područjima u kojima može doći do snažnih snježnih oborina, preporučuje se da se vanjska jedinica postavi na okvir za montažu. Koristite jedan od sljedećih modela:

- EKMST4s gumenim nogama za ugradnju vanjska jedinica na temelje gdje bušenje nije dopušteno ili moguće, poput ravnih krovova ili pločnika.

Upute o postavljanju potražite u priručniku za postavljanje postolja za montažu.

5.2.3 Moguće opcije za unutarnju jedinicu

Višezonske žičane kontrole

Mogu se spojiti sljedeće višezonske žičane kontrole:

- Višezonska osnovna jedinica 230 V (EKWUFHTA1V3)
- Digitalni termostat 230 V (EKWCTRDI1V3)
- Analogni termostat 230 V (EKWCTTRAN1V3)
- Aktuator 230 V (EKWCVATR1V3)

Upute o postavljanju potražite u priručniku za postavljanje kontrole i knjižici s dodacima za optionalnu opremu.

Sobni termostat (EKRTWA, EKRTRB)

Na unutarnju jedinicu možete spojiti optionalni sobni termostat. Taj termostat može biti žičani (EKRTWA) ili bežični (EKRTRB).

Upute o postavljanju potražite u priručniku za postavljanje sobnog termostata i knjižici s dodacima za optionalnu opremu.

Daljinski osjetnik bežičnog termostata (EKRTETS)

Daljinski osjetnik temperature u prostoriji (EKRTETS) možete upotrijebiti samo u kombinaciji s bežičnim termostatom (EKRTRB).

Upute o postavljanju potražite u priručniku za postavljanje sobnog termostata i knjižici s dodacima za optionalnu opremu.

Daljinski unutarnji osjetnik (KRCS01-1)

Unutarnji osjetnik namjenskog sučelja za upravljanje ugodnošću (BRC1HHDA služi kao sobni termostat) standardno će se upotrebljavati kao osjetnik sobne temperature.

Daljinski unutarnji osjetnik može se kao opcija postaviti za mjerjenje sobne temperature na drugoj lokaciji.

Upute o postavljanju potražite u priručniku za postavljanje unutarnjeg daljinskog osjetnika i knjižici s dodacima za optionalnu opremu.



INFORMACIJA

- Daljinski osjetnik unutarnje temperature može se upotrijebiti samo u slučaju kada je korisničko sučelje konfiguirano s funkcijom sobnog termostata.
- Možete spojiti ili unutarnji daljinski osjetnik ili vanjski daljinski osjetnik.

Daljinski vanjski osjetnik (EKRSCA1)

Osjetnik u unutrašnjosti vanjske jedinice prema zadanim će se postavkama upotrijebiti za mjerjenje vanjske temperature.

Opcionalno se vanjski daljinski osjetnik može postaviti za mjerjenje vanjske temperature na drugoj lokaciji (npr. za izbjegavanje izravne sunčeve svjetlosti) kako bi se sustav bolje ponašao.

Upute o postavljanju potražite u priručniku za postavljanje daljinskog vanjskog osjetnika i knjižici s dodacima za opcionalnu opremu.



INFORMACIJA

Možete spojiti ili unutarnji daljinski osjetnik ili vanjski daljinski osjetnik.

Kabel osobnog računala (EKPC CAB4)

kabel osobnog računala daje mogućnost ažuriranja softvera tiskana pločica modula za vodu PCB-a. Pomoću kabela osobnog računala uspostavite vezu između tiskana pločica modula za vodu PCB-a (A1P) unutarnje jedinice i računala.

Upute za instalaciju potražite u Priručniku za instalaciju kabel osobnog računala.

Konvektor toplinske crpke (FWX*)

Za grijanje/hlađenje prostora možete upotrijebiti sljedeće konvektore toplinske crpke:

- FWXV: samostojeći podni model
- FWXT: zidni model
- FWXM: skriveni model

Za upute o postavljanju pogledajte:

- Priručnik za postavljanje konvektora toplinske crpke
- Priručnik za postavljanje opcija konvektora toplinske crpke
- Knjižica s dodacima za opcionalnu opremu

Dvozonski komplet (EKM IKPOA ili EKM IKPHA)

Možete instalirati opcionalni dvozonski komplet.

Upute o postavljanju potražite u priručniku za postavljanje dvozonskog kompleta.

Pogledajte i:

- "6.2.3 Više prostorija – dvije zone TIV-a" [▶ 51]
- [3.13] Dvozonski komplet u poglavlju "Postavke" referentnog vodiča za konfiguraciju

Sučelje za upravljanje ugodnošću (BRC1HHDA) služi kao sobni termostat

- Sučelje za upravljanje ugodnošću (eng. Human Comfort Interface, HCI) koje služi kao sobni termostat može se koristiti samo u kombinaciji s korisničkim sučeljem spojenim na unutarnju jedinicu.
- Sučelje za upravljanje ugodnošću (HCI) koje služi kao sobni termostat treba postaviti u prostoriju čiju temperaturu želite kontrolirati.

Upute o postavljanju potražite u priručniku za postavljanje i rukovanje sučeljem za upravljanje ugodnošću (HCI) kao sobnim termostatom i knjižici s dodacima za opcionalnu opremu.

Komplet releja Smart Grid (EKRELSG)

U slučaju visokonaponskih Smart Grid kontakata potrebna je instalacija opcionalnog kompleta releja Smart Grid (EKRELSG).

Upute o postavljanju potražite pod naslovom "9.3.14 Smart Grid" [▶ 138].

Komplet priključka za GP (EKECDBCO*)

Za lakše priključivanje sustava za gravitacijsko pražnjenje solarnog sustava možete postaviti komplet priključka za gravitacijsko pražnjenje.

Upute o postavljanju potražite u priručniku za postavljanje kompleta priključka za GP.

Komplet za gravitacijsko pražnjenje solarnog sustava (EKSRPCS4)

Komplet za gravitacijsko pražnjenje solarnog sustava koji uključuje solarnu crpu i solarni kontroler može se izravno priključiti na spremnik unutarnje jedinice koji nije pod tlakom.

Upute o postavljanju potražite u priručniku za postavljanje kompleta za gravitacijsko pražnjenje solarnog sustava.

Komplet za punjenje i pražnjenje (165215)

Komplet za punjenje i pražnjenje možete postaviti kako biste pojednostavili postupak punjenja i pražnjenja spremnika.

Upute o postavljanju potražite u priručniku za postavljanje kompleta za punjenje i pražnjenje.

Komplet za recirkulaciju (141554)

Priklučivanjem crpke KVV-a, vruća voda može biti trenutačno dostupna na slavini. Za smanjenje gubitaka topline dok radi crpka KVV-a, možete postaviti komplet za recirkulaciju.

Upute o postavljanju potražite u priručniku za postavljanje kompleta za recirkulaciju.

Odvajač prljavštine (156021)

U unutrašnjoj jedinici je već instaliran separator prljavštine, ali se može dodati dodatni separator prljavštine.

6 Smjernice za primjenu

U ovom poglavlju

6.1	Pregled: smjernice za primjenu.....	34
6.2	Postavljanje sustava za grijanje/hlađenje prostora	35
6.2.1	Jedna prostorija.....	35
6.2.2	Više prostorija – jedna zona TIV-a	41
6.2.3	Više prostorija – dvije zone TIV-a.....	51
6.3	Postavljanje bivalentnih izvora topline	55
6.3.1	Postavljanje izravnog pomoćnog izvora topline za grijanje prostora	55
6.3.2	Postavljanje neizravnog pomoćnog izvora topline za kućnu vruću vodu i grijanje prostora	59
6.3.3	Postavljanje solarnog sustava putem priključka za gravitacijsko pražnjenje	61
6.3.4	Postavljanje solarnog sustava putem bivalentnog izmjenjivača topline.....	62
6.4	Postavljanje spremnika.....	63
6.4.1	Izgled sustava – ugrađeni spremnik.....	63
6.4.2	Odabir zapremnine i željene temperaturе spremnika	63
6.4.3	Postavljanje i konfiguracija – spremnik	65
6.4.4	Crpka KVV-a za trenutačan dovod vruće vode	65
6.4.5	Crpka KVV-a za dezinfekciju	66
6.4.6	Pumpa za toplu vodu za instant toplu vodu i dezinfekciju.....	66
6.5	Postavljanje kontrole potrošnje snage.....	67
6.5.1	Ograničenje snage pametnim mjeračem	67
6.6	Postavljanje osjetnika vanjske temperature	68

6.1 Pregled: smjernice za primjenu

Svrha smjernica za primjenu jest pružanje uvida u mogućnosti sustava toplinske crpke.



NAPOMENA

- Ilustracije u smjernicama za primjenu služe isključivo kao reference i NE smiju se upotrebljavati kao detaljni shematski prikazi hidrauličkog sustava. Detaljno hidrauličko dimenzioniranje i uravnoteženje NISU prikazani i odgovornost su instalatera.
- Više informacija o postavkama konfiguracije za optimizaciju rada toplinske crpke potražite u poglavlju "[10 Konfiguracija](#)" [▶ 146].

Ovo poglavlje sadrži smjernice za primjenu za:

- Postavljanje sustava za grijanje/hlađenje prostora
- Postavljanje pomoćnog izvora topline za grijanje prostora
- Postavljanje spremnika
- Postavljanje kontrole potrošnje snage
- Postavljanje osjetnika vanjske temperature
- Postavljanje bivalentnog izvora topline za kućnu vruću vodu i grijanje prostora

**NAPOMENA**

Određene vrste ventilatorskih zavojnica - u ovom dokumentu nazivaju se "konvektori toplinske toplinska crpka" - mogu primati ulaz iz načina rada unutarnje jedinice za hlađenje ili grijanje (vidi glavna zona zonu i dodat "9.3.9 Za spajanje izlaza za UKLJ./ISKLJ. grijanja/hlađenja prostora" [▶ 134] na zona zonu. Za ove ulaze i izlaze postoje Terenski UI priključci (vidi "9.1.6 Priklučci Terenski UI" [▶ 107]) gdje možete odabratkoje priključne igle želite koristiti) i/ili poslati izlaz termostatskog stanja konvektor toplinske crpke. Za točnu referencu pogledajte dodatak za dodatnu opremu (glavna zona: X43M /4 i/X43M5; za dodatna zona zonu: /4 i X43M /1). X43M Smjernice za primjenu pokazuju mogućnost primanja ili slanja digitalnih ulaznih/izlaznih podataka. Ova se funkcija može upotrebljavati samo ako konvektor toplinske crpke ima odgovarajuće značajke i ako signali zadovoljavaju sljedeće preduvjete:

- Izlaz unutarnje jedinice (ulaz u konvektor toplinske crpke): signal hlađenja/grijanja=230 V (hlađenje=230 V, grijanje=0 V).
- Ulaz u unutarnju jedinicu (izlaz iz konvektora toplinske crpke): signal UKLJUČENO/ISKLJUČENO za termostat=beznaponski kontakt (zatvoreni kontakt=termostat UKLJUČEN, otvoreni kontakt=termostat ISKLJUČEN).

6.2 Postavljanje sustava za grijanje/hlađenje prostora

Sustav toplinske crpke dovodi izlaznu vodu do uređaja za isijavanje topline u jednoj ili više prostorija.

Budući da sustav omogućuje vrlo veliku fleksibilnost kontrole temperature u svakoj prostoriji, prvo trebate odgovoriti na sljedeća pitanja:

- Koliko se prostorija grije ili hlađi s pomoću sustava toplinske crpke?
- Koji se tipovi uređaja za isijavanje topline upotrebljavaju u svakoj prostoriji i kolika je njihova projektna temperatura izlazne vode?

Kada se razjasne zahtjevi za grijanje/hlađenje prostora, preporučujemo da slijedite dolje navedene smjernice za postavljanje sustava.


**NAPOMENA**

Ako upotrebljavate vanjski sobni termostat, on će upravljati zaštitom sobe od smrzavanja. Međutim, sobna zaštita od smrzavanja aktivira se samo kada **Protiv smrzavanja** se aktivira [3.4].

6.2.1 Jedna prostorija

Podno grijanje ili radijatori – žičani sobni termostat

Postavljanje



A Glavna zona temperature izlazne vode

- B** Jedna prostorija
- a** Namjensko sučelje za upravljanje ugodnošću (BRC1HHDA služi kao sobni termostat)
- b** Sigurnosni termostat (lokalna nabava)

- Više informacija o spajanju električnog ožičenja na jedinicu pogledajte pod:
 - "9.2 Priklučci za vanjsku jedinicu" [▶ 111]
 - "9.3 Priklučci za unutarnju jedinicu" [▶ 116]
- Podno grijanje ili radijatori izravno su priključeni na unutarnju jedinicu.
- Sobnom temperaturom upravlja se s pomoću namjenskog sučelja za upravljanje ugodnošću (BRC1HHDA služi kao sobni termostat).

Konfiguracija


Postavka	Vrijednost
Kontrola temperature jedinice: <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [1.12] ▪ Šifra za podešavanje polja: 041 	2 (Prostorija): rad jedinice određuje se na osnovi temperature okoline namjenskog sučelja za upravljanje ugodnošću.
Broj zona temperature vode: <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [3.6] ▪ Šifra za podešavanje polja: 155 	0 (Dodatna zona): Glavna zona samo bez dodatna zona
Sigurnosni termostat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [13] ▪ Kod "18 Tablica postavki" [▶ 249] za podešavanje polja: Ovisi koji terminal i igle odaberete (pogledajte više informacija). 	9 (Jedinica sigurnosnog termostata) Ovo je Terenski UI veza (vidi "9.3.13 Za spajanje sigurnosnog termostata" [▶ 137]).

Pogodnosti

- **Jednostavnost.** Željenu sobnu temperaturu možete jednostavno postaviti putem korisničkog sučelja:
 - Za svakodnevne potrebe možete upotrijebiti unaprijed postavljene vrijednosti i planove.
 - Da biste odstupili od svakodnevnih potreba, možete privremeno zaobići unaprijed postavljene vrijednosti i planove ili upotrijebiti način rada za godišnji odmor.

Podno grijanje ili radijatori – bežični sobni termostat

Postavljanje



A Glavna zona temperature izlazne vode

- B** Jedna prostorija
- a** Prijamnik za bežični vanjski sobni termostat
- b** Bežični vanjski sobni termostat
- c** Sigurnosni termostat (lokalna nabava)
- Više informacija o spajanju električnog ožičenja na jedinicu pogledajte pod:
 - "[9.2 Priključci za vanjsku jedinicu](#)" [[▶ 111](#)]
 - "[9.3 Priključci za unutarnju jedinicu](#)" [[▶ 116](#)]
- Podno grijanje ili radijatori izravno su priključeni na unutarnju jedinicu.
- Sobnom temperaturom upravlja bežični vanjski sobni termostat (opcionalna oprema tvrtke EKRTRB).

Konfiguracija


Postavka	Vrijednost
Kontrola temperature jedinice:	1 (Vanjski sobni termostat): rad jedinice određuje se prema vanjskom termostatu.
▪ #: [1.12] ▪ Šifra za podešavanje polja: 041	
Broj zona temperature vode:	0 (Dodatna zona): Glavna zona samo bez dodatna zona
▪ #: [3.6] ▪ Šifra za podešavanje polja: 155	
Vanjski sobni termostat za glavnu zonu:	1 (1 kontakt): kada upotrebljavani vanjski sobni termostat ili konvektor toplinske crpke može poslati samo stanje UKLJ./ISKLJ. termostata. Nema razlike između zahtjeva za grijanje ili hlađenje.
▪ #: [1.13] ▪ Šifra za podešavanje polja: 042	
Sigurnosni termostat:	9 (Jedinica sigurnosnog termostata): Ovo je Field IO veza gdje možete odabratkoji terminal i pinove želite koristiti (vidi " 9.3.13 Za spajanje sigurnosnog termostata " [▶ 137]).
▪ #: [13] Kôd " 18 Tablica postavki " [▶ 249] za podešavanje polja: Ovisi koji terminal odaberete (pogledajte više informacija).	

Pogodnosti

- **Bežična veza.** Vanjski sobni termostat tvrtke Daikin dostupan je u bežičnoj verziji.
- **Učinkovitost.** Iako vanjski sobni termostat odašilje samo signale UKLJUČENO/ISKLJUČENO, namijenjen je upravo za sustav toplinske crpke.
- **Ugoda.** Kod podnog grijanja bežični vanjski sobni termostat sprečava kondenzaciju na podu tijekom hlađenja mjeranjem vlažnosti u prostoriji.

Konvektori toplinske crpke

Postavljanje



A Glavna zona temperature izlazne vode

B Jedna prostorija

a Konvektori toplinske crpke (+kontroleri)

b Sigurnosni termostat (lokalna nabava)

- Više informacija o spajanju električnog ožičenja na jedinicu pogledajte pod:
 - "9.2 Priključci za vanjsku jedinicu" [▶ 111]
 - "9.3 Priključci za unutarnju jedinicu" [▶ 116]
- Konvektori toplinske crpke izravno su priključeni na unutarnju jedinicu.
- Željena sobna temperatura postavlja se s pomoću kontrolera za konvektore toplinske crpke. Mogući su različiti kontroleri i postavi za konvektore toplinske crpke. Više podataka potražite na stranici:
 - Priručnik za postavljanje konvektora toplinske crpke
 - Priručnik za postavljanje opcija konvektora toplinske crpke
 - Knjižica s dodatcima za optionalnu opremu
- Signal zahtjeva za grijanjem/hlađenjem prostora šalje se na jedan digitalni ulaz na unutarnja jedinica. Za točnu referencu pogledajte dodatnu knjigu za dodatnu opremu (glavna zona: X43M /4 i/X43M5; za dodatna zona zonu: /4 i X43M /1). X43M
- Način rada u prostoru šalje se konvektorima toplinska crpka jednim digitalnim izlazom (vidi "9.3.9 Za spajanje izlaza za UKLJ./ISKLJ. grijanja/hlađenja prostora" [▶ 134]) na unutarnjoj unutarnja jedinica. Ovo je Terenski UI veza (vidi "9.1.6 Priključci Terenski UI" [▶ 107]) gdje možete odabrati koji terminal i igle želite koristiti.

Konfiguracija

Postavka	Vrijednost
Kontrola temperature jedinice: <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [1.12] ▪ Šifra za podešavanje polja: 041 	1 (Vanjski sobni termostat): rad jedinice određuje se prema vanjskom termostatu.
Broj zona temperature vode: <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [3.6] ▪ Šifra za podešavanje polja: 155 	0 (Dodatna zona): Glavna zona samo bez dodatna zona

Postavka	Vrijednost
Vanjski sobni termostat za glavnu zonu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [1.13] ▪ Šifra za podešavanje polja: 042 	1 (1 kontakt): kada upotrebljavani vanjski sobni termostat ili konvektor toplinske crpke može poslati samo stanje UKLJ./ISKLJ. termostata. Nema razlike između zahtjeva za grijanje ili hlađenje.
Sigurnosni termostat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [13] <p>Kôd "18 Tablica postavki" [▶ 249] za podešavanje polja: Ovisi koji terminal odaberete (pogledajte više informacija).</p>	9 (Jedinica sigurnosnog termostata): Ovo je Field IO veza gdje možete odabrati koji terminal i pinove želite koristiti (vidi "9.3.13 Za spajanje sigurnosnog termostata" [▶ 137]).


Pogodnosti

- **Hlađenje.** Osim mogućnosti grijanja, konvektor toplinske crpke nudi i izvrsnu mogućnost hlađenja.
- **Učinkovitost.** Optimalna energetska učinkovitost zbog funkcije međusobnog povezivanja.
- **Elegancija.**

Kombinacija: podno grijanje + konvektori toplinske crpke

- Grijanje prostora ostvaruje se putem:
 - podnog grijanja
 - konvektorima toplinske crpke
- Hlađenje prostora ostvaruje se samo putem konvektora toplinske crpke. Podno grijanje isključuje se s pomoću zapornog ventila.

Postavljanje



- A Glavna zona temperature izlazne vode
- B Jedna prostorija
- a Konvektori toplinske crpke (+kontroleri)
- b Sigurnosni termostat (lokalna nabava)

- Više informacija o spajanju električnog ožičenja na jedinicu pogledajte pod:
 - "9.2 Priklučci za vanjsku jedinicu" [▶ 111]
 - "9.3 Priklučci za unutarnju jedinicu" [▶ 116]
- Konvektori toplinske crpke izravno su priključeni na unutarnju jedinicu.
- Zaporni ventil (lokalna nabava) postavlja se prije podnog grijanja radi sprečavanja kondenzacije na podu tijekom hlađenja.

- Željena sobna temperatura postavlja se s pomoću kontrolera za konvektore toplinske crpke. Mogući su različiti kontroleri i postavi za konvektore toplinske crpke. Više podataka potražite na stranici:
 - Priručnik za postavljanje konvektora toplinske crpke
 - Priručnik za postavljanje opcija konvektora toplinske crpke
 - Knjižica s dodatcima za optionalnu opremu
- Signal zahtjeva za grijanjem/hlađenjem prostora šalje se na jedan digitalni ulaz na unutarnja jedinica. Za točnu referencu pogledajte dodatnu knjigu za dodatnu opremu (glavna zona: X43M /4 i/X43M5; za dodatna zona zonu: /4 i X43M /1). X43M
- Način rada u prostoru šalje se jednim digitalni izlaz izlazom (vidi "[9.3.9 Za spajanje izlaza za UKLJ./ISKLJ. grijanja/hlađenja prostora](#)" [▶ 134]) na unutarnja jedinica na:
 - konvektorima toplinske crpke
 - zapornom ventilu

Signal zatvara zaporni ventil kako bi se sprječila kondenzacija na podu tijekom hlađenja.

Ovo je **Terenski UI** veza (vidi "[9.1.6 Priključci Terenski UI](#)" [▶ 107]) gdje možete odabrati koji terminal i igle želite koristiti.

Konfiguracija

Postavka	Vrijednost
Kontrola temperature jedinice: <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [1.12] ▪ Šifra za podešavanje polja: 041 	1 (Vanjski sobni termostat): rad jedinice određuje se prema vanjskom termostatu.
Broj zona temperature vode: <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [3.6] ▪ Šifra za podešavanje polja: 155 	0 (Dodatna zona): Glavna zona samo bez dodatna zona
Vanjski sobni termostat za glavnu zonu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [1.13] ▪ Šifra za podešavanje polja: 042 	1 (1 kontakt): kada upotrebljavani vanjski sobni termostat ili konvektor toplinske crpke može poslati samo stanje UKLJ./ISKLJ. termostata. Nema razlike između zahtjeva za grijanje ili hlađenje.
Sigurnosni termostat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [13] Kôd " 18 Tablica postavki " [▶ 249] za podešavanje polja: Ovisi koji terminal odaberete (pogledajte više informacija).	9 (Jedinica sigurnosnog termostata): Ovo je Field IO veza gdje možete odabrati koji terminal i pinove želite koristiti (vidi " 9.3.13 Za spajanje sigurnosnog termostata " [▶ 137]).

Pogodnosti

- **Hlađenje.** Osim mogućnosti grijanja, konvektori toplinske crpke nude i izvrsnu mogućnost hlađenja.
- **Učinkovitost.** Podno grijanje postiže najbolji učinak sa sustavom toplinske crpke.
- **Ugoda.** Kombinacija dva tipa uređaja za isijavanje topline omogućuje:
 - iznimno ugodno grijanje s pomoću podnog grijanja
 - Iznimno ugodno hlađenje s pomoću konvektora toplinske crpke

6.2.2 Više prostorija – jedna zona TIV-a


Ako je potrebna samo jedna zona temperature izlazne vode zato što je projektna temperatura izlazne vode jednaka za sve uređaje za isijavanje topline, tada vam NIJE potrebna stanica ventila za miješanje (isplativo).

Primjer: Ako se sustav toplinske crpke upotrebljava za grijanje kata na kojem sve prostorije imaju jednake uređaje za isijavanje topline.

Podno grijanje ili radijatori – termostatski ventili

Ako za grijanje prostorija upotrebljavate podno grijanje ili radijatore, za upravljanje temperaturom glavne prostorije se vrlo često upotrebljava termostat (to može biti ili namjensko sučelje za upravljanje ugodnošću (BRC1HHDA) ili vanjski sobni termostat), dok se u ostalim prostorijama upotrebljavaju takozvani termostatski ventili koji se otvaraju ili zatvaraju ovisno o sobnoj temperaturi.

Postavljanje



- A** Glavna zona temperature izlazne vode
- B** Prostorija 1
- C** Prostorija 2
- a** Namjensko sučelje za upravljanje ugodnošću (BRC1HHDA služi kao sobni termostat)
- b** Sigurnosni termostat (lokalna nabava)

- Više informacija o spajanju električnog ožičenja na jedinicu pogledajte pod:
 - "9.2 Priklučci za vanjsku jedinicu" [▶ 111]
 - "9.3 Priklučci za unutarnju jedinicu" [▶ 116]
- Termostatski ventil postavljen je prije podnog grijanja u svim ostalim prostorijama.



INFORMACIJA

Pripazite na situacije kada se glavna prostorija može grijati rabeći drugi izvor topline.
Primjer: kamini.

Konfiguracija

Postavka	Vrijednost
Kontrola temperature jedinice: <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [1.12] ▪ Šifra za podešavanje polja: 041 	2 (Prostorija): rad jedinice određuje se na osnovi temperature okoline namjenskog sučelja za upravljanje ugodnošću.
Broj zona temperature vode: <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [3.6] ▪ Šifra za podešavanje polja: 155 	0 (Dodatna zona): Glavna zona samo bez dodatna zona


Postavka	Vrijednost
Sigurnosni termostat: ▪ #: [13] Kôd "18 Tablica postavki" [▶ 249] za podešavanje polja: Ovisi koji terminal odaberete (pogledajte više informacija).	9 (Jedinica sigurnosnog termostata): Ovo je Field IO veza gdje možete odabrati koji terminal i pinove želite koristiti (vidi "9.3.13 Za spajanje sigurnosnog termostata" [▶ 137]).

Pogodnosti

- **Jednostavnost.** Instalacija je jednaka kao i za jednu prostoriju, ali s termostatskim ventilima.

Podno grijanje ili radijatori – više vanjskih sobnih termostata

Postavljanje



- A** Glavna zona temperature izlazne vode
B Prostorija 1
C Prostorija 2
a Vanjski sobni termostat
b Sigurnosni termostat (lokalna nabava)

- Više informacija o spajanju električnog ožičenja na jedinicu pogledajte pod:
 - "9.2 Priklučci za vanjsku jedinicu" [▶ 111]
 - "9.3 Priklučci za unutarnju jedinicu" [▶ 116]
- Za svaku prostoriju postavljen je zaporni ventil (lokalna nabava) kako bi se izbjegao dovod izlazne vode kada nema potrebe za grijanje ili hlađenje.
- Korisničko sučelje ugrađeno u unutarnju jedinicu određuje način rada u prostoru. Zapamtite da se način rada na termostatu u svakoj prostoriji mora podudarati s unutarnjom jedinicom.
- Sobni termostati priključeni su na zaporne ventile, ali NE trebaju biti priključeni na unutarnju jedinicu. Unutarnja jedinica će cijelo vrijeme dovoditi izlaznu vodu s mogućnošću programiranja plana izlazne vode.

Konfiguracija

Postavka	Vrijednost
Kontrola temperature jedinice: ▪ #: [1.12] ▪ Šifra za podešavanje polja: 041	0 (Izlazna voda): rad jedinice određuje se na osnovi temperature izlazne vode.

Postavka	Vrijednost
Broj zona temperature vode: ▪ #: [3.6] ▪ Šifra za podešavanje polja: 155	0 (Dodatna zona): Glavna zona samo bez dodatna zona
Sigurnosni termostat: ▪ #: [13] Kôd "18 Tablica postavki" [▶ 249] za podešavanje polja: Ovisi koji terminal odaberete (pogledajte više informacija).	9 (Jedinica sigurnosnog termostata): Ovo je Field IO veza gdje možete odabrati koji terminal i pinove želite koristiti (vidi "9.3.13 Za spajanje sigurnosnog termostata" [▶ 137]).


Pogodnosti

U usporedbi s podnim grijanjem ili radijatorima za jednu prostoriju:

- **Ugoda.** S pomoću sobnih termostata možete postaviti željenu sobnu temperaturu, uključujući i planove, za sve prostorije.

Konvektori toplinske crpke – više prostorija

Postavljanje



- A Glavna zona temperature izlazne vode
- B Prostorija 1
- C Prostorija 2
- a Konvektori toplinske crpke (+kontroleri)
- b Sigurnosni termostat (lokalna nabava)

- Više informacija o spajanju električnog ožičenja na jedinicu pogledajte pod:
 - "9.2 Priključci za vanjsku jedinicu" [▶ 111]
 - "9.3 Priključci za unutarnju jedinicu" [▶ 116]
- Željena sobna temperatura postavlja se s pomoću kontrolera za konvektore toplinske crpke. Mogući su različiti kontroleri i postavi za konvektore toplinske crpke. Više podataka potražite na stranici:
 - Priručnik za postavljanje konvektora toplinske crpke
 - Priručnik za postavljanje opcija konvektora toplinske crpke
 - Knjižica s dodatcima za optionalnu opremu
- Korisničko sučelje ugrađeno u unutarnju jedinicu određuje način rada u prostoru.
- Signali zahtjeva za grijanjem ili hlađenjem svakog konvektora toplinske crpke povezani su paralelno s digitalni ulazom na unutarnja jedinica. Pogledajte dodatnu knjigu za dodatnu opremu za ispravnu referencu (glavna zona: X43M /4 i/X43M5; za dodatna zona zonu: X43M4 i X43M /1). Unutarnja unutarnja jedinica isporučuje temperaturu izlazne vode ostavlja samo kada postoji stvarna potražnja.

**INFORMACIJA**

Za povećanje ugode i učinka preporučujemo instalaciju opcionalnog kompletta ventila EKVKHPC na svaki konvektor toplinske crpke.


Konfiguracija

Postavka	Vrijednost
Kontrola temperature jedinice: <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [1.12] ▪ Šifra za podešavanje polja: 041 	1 (Vanjski sobni termostat): rad jedinice određuje se prema vanjskom termostatu.
Broj zona temperature vode: <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [3.6] ▪ Šifra za podešavanje polja: 155 	0 (Dodatna zona): Glavna zona samo bez dodatna zona
Sigurnosni termostat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [13] Kôd "18 Tablica postavki" [▶ 249] za podešavanje polja: Ovisi koji terminal odaberete (pogledajte više informacija).	9 (Jedinica sigurnosnog termostata): Ovo je Field IO veza gdje možete odabratkoj terminal i pinove želite koristiti (vidi " 9.3.13 Za spajanje sigurnosnog termostata " [▶ 137]).

Pogodnosti

U usporedbi s konvektorima toplinske crpke za jednu prostoriju:

- **Ugoda.** S pomoću daljinskog upravljača za konvektore toplinske crpke možete postaviti željenu sobnu temperaturu, uključujući i planove, za sve prostorije.

Kombinacija: podno grijanje + konvektori toplinske crpke – više prostorija**Postavljanje**

- A Glavna zona temperature izlazne vode
- B Prostorija 1
- C Prostorija 2
- a Vanjski sobni termostat
- b Konvektori toplinske crpke (+kontroleri)
- c Sigurnosni termostat (lokalna nabava)

- Više informacija o spajanju električnog ožičenja na jedinicu pogledajte pod:
 - "[9.2 Priključci za vanjsku jedinicu](#)" [▶ 111]
 - "[9.3 Priključci za unutarnju jedinicu](#)" [▶ 116]
- Za sve prostorije s konvektorima toplinske crpke: konvektori toplinske crpke izravno su priključeni na unutarnju jedinicu.

- Za sve prostorije s podnim grijanjem: dva zaporna ventila (lokalna nabava) postavljena su prije podnog grijanja:
 - Zaporni zaporni ventil sprječavanje opskrbe toplom vodom kada prostorija nema potrebe za grijanjem. Sobni termostati spojeni su na zaporne ventile za potrebe za grijanjem, ali NE moraju biti spojeni na unutarnju jedinicu. Unutarnja jedinica će cijelo vrijeme dovoditi izlaznu vodu s mogućnošću programiranja plana izlazne vode.
 - zaporni ventil za sprečavanje kondenzacije na podu tijekom hlađenja prostorija s konvektorima toplinske crpke.
- Način rada u prostoru šalje se jednim digitalni izlaz izlazom (vidi "[9.3.9 Za spajanje izlaza za UKLJ./ISKLJ. grijanja/hlađenja prostora](#)" [▶ 134]) na unutarnja jedinica na:
 - konvektorima toplinske crpke
 - zapornom ventilu

Signal zatvara zaporni ventil kako bi se spriječila kondenzacija na podu tijekom hlađenja.

Ovo je **Terenski UI** veza (vidi "[9.1.6 Priključci Terenski UI](#)" [▶ 107]) gdje možete odabrati koji terminal i igle želite koristiti.

- Za sve prostorije s konvektorima toplinske crpke: željena sobna temperatura postavlja se s pomoću kontrolera za konvektore toplinske crpke. Mogući su različiti kontroleri i postavi za konvektore toplinske crpke. Više podataka potražite na stranici:
 - Priručnik za postavljanje konviktora toplinske crpke
 - Priručnik za postavljanje opcija konviktora toplinske crpke
 - Knjižica s dodatcima za optionalnu opremu
- Za sve prostorije s podnim grijanjem: željena sobna temperatura postavlja se s pomoću vanjskog sobnog termostata (žičani ili bežični).
- Korisničko sučelje ugrađeno u unutarnju jedinicu određuje način rada u prostoru. Zapamtite da se način rada na svakom vanjskom sobnom termostatu i kontroleru za konvektore toplinske crpke mora podudarati s unutarnjom jedinicom.



INFORMACIJA


Za povećanje ugode i učinka preporučujemo instalaciju optionalnog kompletta ventila EKVHPC na svaki konvektor toplinske crpke.

Konfiguracija

Postavka	Vrijednost
Kontrola temperature jedinice:	0 (Izlazna voda): rad jedinice određuje se na osnovi temperature izlazne vode.
▪ #: [1.12]	
▪ Šifra za podešavanje polja: 041	
Broj zona temperature vode:	0 (Dodatna zona): Glavna zona samo bez dodatna zona
▪ #: [3.6]	
▪ Šifra za podešavanje polja: 155	
Sigurnosni termostat:	9 (Jedinica sigurnosnog termostata): Ovo je Field IO veza gdje možete odabrati koji terminal i pinove želite koristiti (vidi " 9.3.13 Za spajanje sigurnosnog termostata " [▶ 137]).
▪ #: [13]	
Kôd " 18 Tablica postavki " [▶ 249] za podešavanje polja: Ovisi koji terminal odaberete (pogledajte više informacija).	

Dvije zone preko zapornih ventila

Postavljanje



- A** Dodatna zona temperature izlazne vode
- B** Prostorija 1
- C** Glavna zona temperature izlazne vode
- D** Prostorija 2
- E** Prostorija 3
- a** Vanjski sobni termostat
- b** Namjensko sučelje za upravljanje ugodnošću (BRC1HHDA služi kao sobni termostat)
- c** Sigurnosni termostat (lokalna nabava)
- d** Prijamnik za bežični vanjski sobni termostat

- Više informacija o spajanju električnog ožičenja na jedinicu pogledajte pod:
 - "9.2 Priključci za vanjsku jedinicu" [▶ 111]
 - "9.3 Priključci za unutarnju jedinicu" [▶ 116]
- Za svaki kat s podnim grijanjem: Željena sobna temperatura podešava se putem vanjskog sobnog termostata (žičanog ili bežičnog).
- Za glavnu zonu:
 - Sobnom temperaturom upravlja se s pomoću namjenskog sučelja za upravljanje ugodnošću (BRC1HHDA služi kao sobni termostat). Preporučuje se da zadana vrijednost za glavnu zonu i dodatnu zonu bude postavljena na istu temperaturu i paziti da NIJE preniska (obično: 20° C).
 - Osigurajte da je cirkulacija vode moguća u glavna zona kada su zaporni ventili zatvoreni.
- Za dodatnu zonu:
 - Sobnom temperaturom upravlja bežični vanjski sobni termostat (opcionalna oprema tvrtke EKRTRB).

- U načinu hlađenja možete dopustiti da podno grijanje (glavna ili dodatna zona) pruži osvježenje (bez stvarnog hlađenja) ili NE dopustiti.

- Ako je dopušteno:

Za glavna zona zonu: Ugradite zaporni ventil (dovod polja) i spojite ga na unutarnja jedinica (vidi "[9.3.5 Za priključivanje zapornog ventila](#)" [▶ 130]). Zatvaranje ventila će se zatvoriti ako zahtjev glavna zona padne.

Za dodatna zona zonu: Ugradite zaporni ventil (dovod polja) i spojite ga na unutarnja jedinica (vidi "[9.3.5 Za priključivanje zapornog ventila](#)" [▶ 130]). Zatvaranje ventila će se zatvoriti ako zahtjev dodatna zona padne.

- Ako NIJE dopušteno:

Za glavna zona zonu: Ugradite zaporni ventil (dovod polja) i spojite ga na unutarnja jedinica (vidi "[9.3.5 Za priključivanje zapornog ventila](#)" [▶ 130]). Zatvaranje ventila zatvorit će se ako zahtjev glavne zone padne ili ako se zatraži hlađenje.

Za dodatna zona zonu: Ugradite zaporni ventil (dovod polja) i spojite ga na unutarnja jedinica (vidi "[9.3.5 Za priključivanje zapornog ventila](#)" [▶ 130]). Zatvaranje ventila zatvorit će se ako zahtjev dodatne zone padne ili ako se zatraži hlađenje.

Ove veze su Field IO veze (vidi "[9.1.6 Priključci Terenski UI](#)" [▶ 107]) gdje možete odabrati koji terminal i pinove želite koristiti.



NAPOMENA

Ako postoji zahtjev za hlađenje i dopuštenje za hlađenje za tu zonu je ISKLJUČENO, crpka neće raditi. Međutim, ako želite omogućiti hlađenje u toj zoni uz održavanje pumpe u pogonu i blokirati samo uređaj za isijavanje koji ne dopušta hlađenje zaporni ventil ventila, morate odabrati izlaz grijanja/hlađenja za taj ventil u Field IO (vidi). "[9.3.9 Za spajanje izlaza za UKLJ./ISKLJ. grijanja/hlađenja prostora](#)" [▶ 134]

Konfiguracija

Postavka	Vrijednost
Glavna zona za kontrolu temperature jedinice <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [1.12] ▪ Šifra za podešavanje polja: 041 	2 (Prostorija): rad jedinice određuje se na osnovi temperature okoline namjenskog sučelja za upravljanje ugodnošću.
Dodatna zona: <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [2.12] Šifra za podešavanje polja: 057	1 (Vanjski sobni termostat): rad jedinice određuje se prema vanjskom termostatu.
Kod konvektora toplinske crpke: Vanjski sobni termostat za dodatnu zonu <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [2.13] ▪ Šifra za podešavanje polja: 146 	1 (1 kontakt): kada upotrebljavani vanjski sobni termostat ili konvektor toplinske crpke može poslati samo stanje UKLJ./ISKLJ. termostata. Nema razlike između zahtjeva za grijanje ili hlađenje. Ova postavka će biti standardno aktivna.
Broj zona temperature vode: <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [3.6] ▪ Šifra za podešavanje polja: 155 	1 (Dodatna zona): Glavna zona+dodatna zona


Postavka	Vrijednost
Zaporni ventil ▪ #: [13] Kôd "18 Tablica postavki" [▶ 249] za podešavanje polja: Ovisi koji terminal i igle odaberete (pogledajte više informacija).	Glavna zona: 1 (Zaporni ventil glavne zone) Dodatna zona: 2 (Zaporni ventil dodatne zone) Ovo je Terenski UI veza (vidi "9.3.5 Za priključivanje zapornog ventila" [▶ 130])
Zatvarni ventil tijekom hlađenja: Glavna zona: ▪ #: [1.16] ▪ Šifra za podešavanje polja: 050 Dodatna zona: ▪ #: [2.33] ▪ Šifra za podešavanje polja: 147	Zatvorni ventil će se zatvoriti ili ne tijekom hlađenja nakon što je ova postavka UKLJUČENA ili ISKLJUČENA za glavnu ili dodatna zona zonu. Ako NIJE dopušteno: 0 (Dopuštenje za hlađenje): Dopuštenost za hlađenje je ISKLJUČENA. Ugradite zaporni ventil (opskrba poljem) (vidi "9.3.5 Za priključivanje zapornog ventila" [▶ 130]). Ako je dopušteno: 1 (Dopuštenje za hlađenje) Dopust za hlađenje je UKLJUČEN.
Sigurnosni termostat: ▪ #: [13] Kôd "18 Tablica postavki" [▶ 249] za podešavanje polja: Ovisi koji terminal i igle odaberete (pogledajte više informacija).	9 (Jedinica sigurnosnog termostata) Ovo je Terenski UI veza (vidi "9.3.13 Za spajanje sigurnosnog termostata" [▶ 137]).

Pogodnosti

- **Ugoda.** Kombinacija dva tipa uređaja za isijavanje topline omogućuje:
 - iznimno ugodno grijanje s pomoću podnog grijanja
 - Iznimno ugodno hlađenje s pomoću konvektora toplinske crpke
- **Učinkovitost.**
 - Zone se mogu isključiti ako zahtjev za ovu zonu padne preko zapornih ventila.

Dvije zone preko tampon posude i 2 pumpe

Postavljanje



- A** Dodatna zona temperature izlazne vode
- B** Prostorija 1
- C** Prostorija 2
- D** Glavna zona temperature izlazne vode
- a** Konvektori toplinske crpke (+ kontrolери)
- b** Puferska posuda
- c** Crpka
- d** Sigurnosni termostat (lokalna nabava)

- Više informacija o spajanju električnog ožičenja na jedinicu pogledajte pod:
 - "[9.2 Priključci za vanjsku jedinicu](#)" [▶ 111]
 - "[9.3 Priključci za unutarnju jedinicu](#)" [▶ 116]
- Za sve prostorije s konvektorima toplinske crpke: konvektori toplinske crpke izravno su priključeni na unutarnju jedinicu.
- Ugradite tampon posudu (opskrba na terenu) prije glavne i dodatna zona.
- Za glavnu zonu:
 - Ugradite vanjsku pumpu (opskrba poljem) u glavna zona zonu i spojite na unutarnja jedinica (vidi "[9.3.6 Za spajanje crpki \(pumpa za vodu i/ili vanjske crpke\)](#)" [▶ 132]).
 - Preporučuje se da zadana vrijednost za glavnu zonu i dodatnu zonu bude postavljena na istu temperaturu i paziti da NIJE preniska (tipično: 20° C).
 - Željena sobna temperatura postavlja se s pomoću kontrolera za konvektore toplinske crpke. Mogući su različiti kontroleri i postavi za konvektore toplinske crpke. Više podataka potražite na stranici:

Priručnik za postavljanje konvektora toplinske crpke

Priručnik za postavljanje opcija konvektora toplinske crpke

Knjižica s dodatcima za optionalnu opremu

 - Signalni zahtjeva za grijanjem ili hlađenjem svakog konvektora toplinske crpke povezani su paralelno s digitalni ulaz ulazom na unutarnja jedinica. Za točnu referencu pogledajte dodatnu opremu za dodatnu opremu (glavna zona: X43M /4 i/X43M5; za dodatna zona zonu:/X43M4 i X43M /1). Unutarnja unutarnja jedinica isporučuje željenu dodatnu temperaturu izlazne vode samo kada postoji stvarna potražnja.- Za dodatnu zonu:
 - Ugradite vanjsku crpku (opskrba poljem) u dodatna zona zonu i spojite na unutarnja jedinica (vidi "[9.3.6 Za spajanje crpki \(pumpa za vodu i/ili vanjske crpke\)](#)" [▶ 132]).
 - Željena sobna temperatura postavlja se s pomoću kontrolera za konvektore toplinske crpke. Mogući su različiti kontroleri i postavi za konvektore toplinske crpke. Više podataka potražite na stranici:

Priručnik za postavljanje konvektora toplinske crpke

Priručnik za postavljanje opcija konvektora toplinske crpke

Knjižica s dodatcima za optionalnu opremu

 - Signalni zahtjeva za grijanjem ili hlađenjem svakog konvektora toplinske crpke povezani su paralelno s digitalni ulaz ulazom na unutarnja jedinica. Za točnu referencu pogledajte dodatnu opremu za dodatnu opremu (glavna zona: X43M /4 i/X43M5; za dodatna zona zonu:/X43M4 i X43M /1). Unutarnja unutarnja jedinica isporučuje željenu dodatnu temperaturu izlazne vode samo kada postoji stvarna potražnja.

Konfiguracija

Postavka	Vrijednost
Glavna zona za kontrolu temperature jedinice <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [1.12] ▪ Šifra za podešavanje polja: 041 	2 (Prostorija): rad jedinice određuje se na osnovi temperature okoline namjenskog sučelja za upravljanje ugodnošću.
Dodatna zona: <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [2.12] Šifra za podešavanje polja: 057	1 (Vanjski sobni termostat): rad jedinice određuje se prema vanjskom termostatu.
Kod konvektora toplinske crpke: Vanjski sobni termostat za dodatnu zonu <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [2.13] ▪ Šifra za podešavanje polja: 146 	1 (1 kontakt): kada upotrebljavani vanjski sobni termostat ili konvektor toplinske crpke može poslati samo stanje UKLJ./ISKLJ. termostata. Nema razlike između zahtjeva za grijanje ili hlađenje. Ova postavka će biti standardno aktivna.
Broj zona temperature vode: <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [3.6] ▪ Šifra za podešavanje polja: 155 	1 (Dodatna zona): Glavna zona+dodatna zona
Glavna zona vanjske crpke: <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [13] ▪ Kôd "18 Tablica postavki" [249] za podešavanje polja: Ovisi koji terminal i igle odaberete (pogledajte više informacija). 	12 (Vanjska crpka H/G) Ovo je Terenski UI veza (vidi " 9.3.6 Za spajanje crpki (pumpa za vodu i/ili vanjske crpke) " [132])
Dodatna zona vanjske crpke: <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [13] ▪ Kôd "18 Tablica postavki" [249] za podešavanje polja: Ovisi koji terminal i igle odaberete (pogledajte više informacija). 	13 (Vanjska dod. crpka H/G) Ovo je Terenski UI veza (vidi " 9.3.6 Za spajanje crpki (pumpa za vodu i/ili vanjske crpke) " [132])
Vrsta sustava Bizone <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [3.13.1] Šifra za podešavanje polja: 008	1 (Odvjeleno)
Sigurnosni termostat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [13] ▪ Kôd "18 Tablica postavki" [249] za podešavanje polja: Ovisi koji terminal i igle odaberete (pogledajte više informacija). 	9 (Jedinica sigurnosnog termostata) Ovo je Terenski UI veza (vidi " 9.3.13 Za spajanje sigurnosnog termostata " [137]).

**NAPOMENA**

Ako je uključena samo jedna crpka koja se obično koristi za glavnu ili dodatna zona zonu, instalirajte crpku (opskrba poljem) i spojite je na ispravnu **Terenski UI** ([13] -Sekundarna crpka H/G). Crpka će se aktivirati kada postoji zahtjev iz jedne od zona (glavne ili dodatne).

6.2.3 Više prostorija – dvije zone TIV-a

Ako su uređaji za isijavanje topline odabrani za svaku prostoriju osmišljeni za različite temperature izlazne vode, možete upotrijebiti različite zone temperature izlazne vode (maksimalno 2).

U ovom dokumentu:

- Glavna zona = zona s najnižom projektnom temperaturom tijekom grijanja i najvišom projektnom temperaturom tijekom hlađenja
- Dodatna zona = zona s najvišom projektnom temperaturom tijekom grijanja i najnižom projektnom temperaturom tijekom hlađenja



OPREZ

Ako ima više od jedne zone izlazne vode, UVIJEK postavite stanicu ventila za miješanje u glavnu zonu radi sniženja (tijekom grijanja)/povišenja (tijekom hlađenja) temperature izlazne vode kada dodatna zona šalje zahtjev za grijanje/hlađenje.

Tipičan primjer:


Prostorija (zona)	Uređaji za isijavanje topline: projektna temperatura
Dnevni boravak (glavna zona)	Podno grijanje: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tijekom grijanja: 35°C ▪ Tijekom hlađenja^(a): 20°C (samo osvježavanje, nije dopušteno stvarno hlađenje)
Spavaće sobe (dodatna zona)	Konvektori toplinske crpke: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tijekom grijanja: 45°C ▪ Tijekom hlađenja: 12°C

^(a) U načinu hlađenja možete dopustiti ili NE dopustiti da podno grijanje (glavna zona) pruži osvježenje (bez pravog hlađenja). Postavljanje pogledajte u nastavku.


Postavljanje

Moguće su tri varijacije sustava dvozonskog kompletta:

- 1 Sustav bez hidrauličkog separatora:




- 2 Sustav s hidrauličkim separatorom za glavnu zonu:



3 Sustav s hidrauličkim separatorom za obje zone:

Za ovaj sustav potrebna je izravna crpka za dodatnu zonu.



- A** Dodatna zona temperature izlazne vode
- B** Prostorija 1
- C** Prostorija 2
- D** Glavna zona temperature izlazne vode
- E** Prostorija 3
- a** Konvektori toplinske crpke (+ kontroleri)
- b** Namjensko sučelje za upravljanje ugodnošću (BRC1HHDA služi kao sobni termostat)
- c** Stanica ventila za miješanje
- d** Ventil za regulaciju tlaka (lokalna nabava)
- e** Sigurnosni termostat (lokalna nabava)
- f** Upravljačka kutija dvozonskog kompletta (EKMIKPOA)
- g** Mimovodni ventil
- h** Hidraulički separator (posuda za balansiranje)
- i** Izravna crpka (za dodatnu zonu) (npr. grupa crpki za nemiješane sustave EKMIKHUA)



INFORMACIJA

Ventil za regulaciju tlaka treba implementirati prije stanice ventila za miješanje. Razlog tomu je da se zajamči ispravna ravnoteža protoka vode između glavne zone temperature izlazne vode i dodatne zone temperature izlazne vode u odnosu prema potrebnom kapacitetu obje zone temperature vode.

- Za glavnu zonu:
 - Stanica ventila za miješanje (uključujući crpku i ventil za miješanje) postavlja se prije podnog grijanja.
 - Stanicom ventila za miješanje upravlja kontroler dvozonskog kompleta (EKMIKPOA) na temelju zahtjeva za grijanje iz prostorije.
 - Sobnom temperaturom upravlja se s pomoću namjenskog sučelja za upravljanje ugodnošću (BRC1HHDA služi kao sobni termostat).
 - Osigurajte cirkulaciju vode u glavnoj zoni kada su zaporni ventili zatvoreni
 - Za dodatnu zonu:
 - Željena sobna temperatura postavlja se s pomoću kontrolera za konvektore toplinske crpke. Mogući su različiti kontroleri i postavi za konvektore toplinske crpke. Više podataka potražite na stranici:
 - Priručnik za postavljanje konvektora toplinske crpke
 - Priručnik za postavljanje opcija konvektora toplinske crpke
 - Knjižica s dodatcima za optionalnu opremu
 - Signalni zahtjevi za grijanjem ili hlađenjem svakog konvektora toplinske crpke povezani su paralelno s digitalni ulaz ulazom na unutarnja jedinica. Za točnu referencu pogledajte dodatnu opremu za dodatnu opremu (glavna zona: X43M /4 i/X43M5; za dodatna zona zonu:/X43M4 i X43M /1). Unutarnja unutarnja jedinica isporučuje željenu dodatnu temperaturu izlazne vode samo kada postoji stvarna potražnja.
 - U načinu hlađenja možete dopustiti da podno grijanje (glavna ili dodatna zona) pruži osvježenje (bez stvarnog hlađenja) ili NE dopustiti:
 - **Ako je dopušteno:**
NE postavljajte zaporni ventil.
 - **Ako NIJE dopušteno:**
Za glavna zona zonu: Crpka kompleta za miješanje neće raditi ako zahtjev glavna zona padne ili ako se zatraži hlađenje.
Za dodatna zona zonu: Ugradite zaporni ventil (dovod polja) kada nije priključena izravna pumpa (dovod polja). Spojite zaporni ventil na unutarnja jedinica (vidi "[9.3.5 Za priključivanje zapornog ventila](#)" [▶ 130]). Zatvarki zaporni ventil će se zatvoriti ako zahtjev dodatne zone padne ili ako se zatraži hlađenje. Ako je instalirana izravna pumpa, crpka će se zaustaviti ako zahtjev dodatna zona padne ili ako se zatraži hlađenje. Spojite izravnu pumpu na upravljačku kutiju Bizone kompleta (EKMIKPOA).
- Ove veze su Field IO veze (vidi "[9.1.6 Priključci Terenski UI](#)" [▶ 107]) gdje možete odabrati koje terminalne pinove želite koristiti.



NAPOMENA

Kada koristite puferske posude velike zapremine, NIJE preporučljivo koristiti normalno otvorene zaporne ventile. Kada dođe do pogreške u komunikaciji, normalno otvoreni zaporni ventili preći će u otvoreni položaj, u tom slučaju moguće je da hladna voda može ući u krug koji NE dopušta hlađenje.

Konfiguracija

Postavka	Vrijednost
Glavna zona za kontrolu temperature jedinice <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [1.12] ▪ Šifra za podešavanje polja: 041 	2 (Prostorija): rad jedinice određuje se na osnovi temperature okoline namjenskog sučelja za upravljanje ugodnošću.
Dodatna zona: <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [2.12] Šifra za podešavanje polja: 057	1 (Vanjski sobni termostat): rad jedinice određuje se prema vanjskom termostatu.
Kod konvektora toplinske crpke: Vanjski sobni termostat za dodatni zonu <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [2.13] Šifra za podešavanje polja: 146	1 (1 kontakt): kada upotrebljavani vanjski sobni termostat ili konvektor toplinske crpke može poslati samo stanje UKLJ./ISKLJ. termostata. Nema razlike između zahtjeva za grijanje ili hlađenje. Ova postavka će biti standardno aktivna.
Broj zona temperature vode: <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [3.6] ▪ Šifra za podešavanje polja: 155 	1 (Dodatna zona): Glavna zona+dodatna zona
Dvozonski komplet postavljen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [3.13.5] ▪ Šifra za podešavanje polja: 099 	1 (Da) Instal: iran je dvozonski komplet kako bi se dodala dodatna zona temperature.
Vrsta dvozonskog sustava: <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [3.13.1] ▪ Šifra za podešavanje polja: 008 	0 (Nije odvojeno): Pogledajte gore opisanu varijaciju sustava 1 1 (Odvojeno): Pogledajte gore opisane varijacije sustava 2 i 3
Zaporni ventil (ako hlađenje nije dopušteno) <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [13] Kôd " 18 Tablica postavki " [▶ 249] za podešavanje polja: Ovisi o odabiru terminala (pogledajte više informacija).	Dodatna zona: 2 (Zaporni ventil dodatne zone) Ovo je Field IO veza gdje možete odabrati koji terminal i pinove želite koristiti (vidi " 9.3.5 Za priključivanje zapornog ventila " [▶ 130]).
Pumpa tijekom hlađenja za glavna zona zonu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [1.16] ▪ Šifra za podešavanje polja: 050 Pumpa ili zaporni ventil tijekom hlađenja za dodatna zona zonu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [2.33] ▪ Šifra za podešavanje polja: 147 	Glavna zona: crpka će se zaustaviti tijekom hlađenja ako je dopuštenje za hlađenje za glavnu zonu ISKLJUČENO. Dodatna zona: crpka će se zaustaviti ili će se zaporni ventil zatvoriti tijekom hlađenja ako je dopuštenje za hlađenje za glavna zona zonu ISKLJUČENO. Ako NIJE dopušteno: 0 (Dopuštenje za hlađenje): Dopuštenost za hlađenje je ISKLJUČENA. Ako je dopušteno: 1 (Dopuštenje za hlađenje) Dopust za hlađenje je UKLJUČEN.

Postavka	Vrijednost
Glavna zona sigurnosnog termostata:	Za povezivanje s kontrolnom kutijom Bizone kompleta (EKM/KPOA).
Dodatna zona sigurnosnog termostata: ▪ #: [13] Kôd "18 Tablica postavki" [▶ 249] za podešavanje polja: Ovisi o odabiru terminala (pogledajte više informacija).	Za povezivanje s jedinicom 9 (Jedinica sigurnosnog termostata): Ovo je Field IO veza gdje možete odabrati koji terminal i pinove želite koristiti (vidi " 9.3.13 Za spajanje sigurnosnog termostata " [▶ 137]).

Za više informacija o konfiguraciji dvozonski komplet pogledajte [3.13] **Dvozonski komplet** u poglavlju "Postavke" referentnog vodiča za konfiguraciju.

Pogodnosti

- **Ugoda.**

- Kombinacija dvaju sustava uređaja za isijavanje topline omogućuje iznimno ugodno grijanje prilikom upotrebe podnog grijanja i iznimno ugodno hlađenje s pomoću konvektora toplinske crpke.

- **Učinkovitost.**

- Ovisno o zahtjevu, unutarnja jedinica dovodi drugačiju temperaturu izlazne vode usklađenu s projektnom temperaturom različitih uređaja za isijavanje topline.
- Podno grijanje postiže najbolji učinak sa sustavom toplinske crpke.

6.3 Postavljanje bivalentnih izvora topline

Jedinica s integriranim spremnikom za pohranu energije nudi različite mogućnosti ugradnje pomoćnih i bivalentnih izvora topline za kućnu vruću vodu i grijanje prostora. Time se omogućuje optimiranje sustava za minimalnu potrošnju energije i maksimalnu ugodnost korisnika za svaku pojedinu instalaciju.

6.3.1 Postavljanje izravnog pomoćnog izvora topline za grijanje prostora



INFORMACIJA

Izravni rad (za GP) moguć je samo u slučaju 1 zone temperature izlazne vode s:

- kontrolom sobnim termostatom ILI
- kontrolom vanjskim sobnim termostatom.

- Za grijanje prostora može se upotrijebiti:
 - Unutarnja jedinica
 - Pomoćni bojler (lokalna nabava) priključen na sustav
- Kada se javi zahtjev za grijanje, unutarnja jedinica ili pomoćni bojler započinje s radom. O vanjskoj temperaturi ovisi koja će od tih jedinica početi raditi (stanje prebacivanja na vanjski izvor topline). Kada pomoćni bojler dobije dopuštenje za rad, grijanje prostora s pomoću unutarnje jedinice se isključuje.
- Bivalentni rad moguć je samo ako je grijanje prostora uključeno.
- Topla voda za domaćinstvo uvijek proizvodi spremnik iz unutarnje jedinice.



INFORMACIJA

- Tijekom grijanja toplinske crpke, toplinska crpka radi kako bi postigla željenu temperaturu postavljenu putem korisničkog sučelja. Kada je aktivan rad ovisan o vremenskim prilikama, temperatura vode određuje se automatski, ovisno o vanjskoj temperaturi.
- Tijekom grijanja pomoćnog bojlera, pomoći bojler radi kako bi postigao željenu temperaturu vode postavljenu preko kontrolera pomoćnog bojlera.
- Provjerite je li ciljna temperatura kotla u skladu s ciljnom temperaturom jedinice, što ovisi o zadanoj zadana vrijednost pregrijavanja.




INFORMACIJA

Maksimalna temperatura izlazne vode izlazi određuje se na temelju postavke [3.12] **Zadana vrijednost pregrijavanja**. Ova granica definira maksimum izlazne vode **u sustavu**. Ovisno o vrijednosti ove postavke, maksimalna zadana vrijednost TIV-a također će se smanjiti za 5°C kako bi se omogućila stabilna kontrola prema zadanoj vrijednosti.

Maksimalna temperatura izlazne vode iz **u glavnoj zoni** lazi određuje se na temelju postavke [1.19] **Pregrijavanje u krugu vode**, samo u slučaju da je omogućena [3.13.5] **Dvozonski komplet postavljen**. Ova granica definira maksimum izlazne vode **u glavnoj zoni**. Ovisno o vrijednosti ove postavke, maksimalna zadana vrijednost TIV-a također će se smanjiti za 5°C kako bi se omogućila stabilna kontrola prema zadanoj vrijednosti.

Postavljanje

- Ugradite izravni pomoći bojler (za GP) na sljedeći način:



- A** Glavna zona temperature izlazne vode
- B** Jedna prostorija
- a** Namjensko sučelje za upravljanje ugodnošću (BRC1HHDA služi kao sobni termostat)
- b** Nepovratni ventil (lokalna nabava)
- c** Zaporni ventil (lokalna nabava)
- d** Pomoći bojler (lokalna nabava)
- e** Ventil za regulaciju temperature vode (lokalna nabava)
- f** Kontroliran zaobilazni ventil (opskrba poljem)
- g** Mehanički zaobilazni ventil (opskrba poljem)



NAPOMENA

- Provjerite jesu li pomoći bojler i njegova ugradnja u sustav u skladu s važećim zakonima.
- Daikin NIJE odgovoran za nepravilnosti ili nesigurne situacije u sustavu pomoćnog bojlera.

- Pazite da povratna voda u toplinsku pumpu NE prelazi 75°C. Da biste to učinili:
 - Postavite željenu temperaturu vode putem pomoćnog kontroler kotla na maksimalno 75° C.
 - Instalirajte ventil za regulaciju temperature vode u povratni tok vode toplinske crpke. Postavite ventil aquastat da se zatvori iznad 75° C i da se otvori ispod 75° C.
- Postavite nepovratne ventile.
- Vanjski izvor topline (pomoćni bojler) kontrolira se signalom ON/OFF na unutarnjoj unutarnja jedinica. Pogledajte odjeljak "[9.3.10 Za spajanje prespojnika na vanjski izvor topline](#)" [▶ 135]. Ovo je **Terenski UI** veza (vidi "[9.1.6 Priklučci Terenski UI](#)" [▶ 107]) gdje možete odabratiti koji terminal i igle želite koristiti.
- Za postavljanje uređaja za isijavanje topline pogledajte "[6.2 Postavljanje sustava za grijanje/hlađenje prostora](#)" [▶ 35].

Konfiguracija

Postavka	Vrijednost
Bivalentni bojler: ▪ #: [5.37] Šifra za podešavanje polja: 093	1 (Bivalentni rad prisutan): Dvovalentni bojler za grijanje prostora je instaliran i pušten za rad.
Histereza na vanjskoj temperaturi: ▪ #: [5.14.4] Šifra za podešavanje polja: 021	3 (Bivalentna histereza): Histereza na vanjskoj temperaturi za prebacivanje s toplinske toplinska crpka na bivalentni/spremnik bojler. Raspon 2 ~ 10° C, raspon koraka 1° C
Raspon rada: ▪ #: [5.14.2] Kôd za podešavanje polja: Donja granica temperature: 024 Viša granica temperature: 023	Donja granica temperature: 0 Viša granica temperature: 5 Odaberite granicu niske i visoke vanjske temperature gdje se toplinska crpka prebacuje na pomoćni izvor topline. Za više informacija pogledajte referentni vodič za konfiguraciju.


Postavka	Vrijednost
Tajmer nakon pokretanja: ▪ #: [5.14.6] Šifra za podešavanje polja: 025	600 sekundi (Vremenski programator nakon rada): Određuje minimalno vrijeme kada bivalentna pumpa kotla u grijanju prostora ostaje uključena nakon zaustavljanja zahtjeva. Ovaj tajmer se aktivira od trenutka isključivanja bivalentnog. Sprječava prelazak na drugi način rada sve dok je tajmer pokrenut. Tijekom tog vremena bivalentni mimovodni ventil ostaje otvoren kako bi se osigurao protok preko unutarnja jedinica (crpke bi mogle raditi paralelno uzrokujući protok preko ili drugog sustava). Ova će se postavka morati prilagoditi prema tajmeru nakon pokretanja pumpe kotla kada se zahtjev zaustavi. Molimo provjerite kod proizvođača kotla točnu vrijednost. Raspon 0 ~ 1500 sekundi, raspon koraka 1 sekunda
Vanjski izvor topline: ▪ #: [13] Kôd "18 Tablica postavki" [▶ 249] za podešavanje polja: Ovisi koji terminal i igle odaberete (pogledajte više informacija).	4 (Vanjski izvor topline) Ovo je Terenski UI veza (vidi " 9.3.10 Za spajanje prespojnika na vanjski izvor topline " [▶ 135])
Bivalentni mimovodni ventil: ▪ #: [13] Kôd "18 Tablica postavki" [▶ 249] za podešavanje polja: Ovisi koji terminal i igle odaberete (pogledajte više informacija).	9 (Bivalentni mimovodni ventil) Ovo je Terenski UI veza (vidi " 9.3.11 Za priključivanje bivalentnog mimovodnog ventila " [▶ 136])

**NAPOMENA**

- Uvjerite se da bivalentna histereza ima dovoljan raspon kako bi se sprječilo često izmjenjivanje između unutarnje jedinice i pomoćnog bojlera.
- Budući da se vanjska temperatura mjeri s pomoću termistora za zrak vanjske jedinice, postavite vanjsku jedinicu u sjenu kako na nju NE bi utjecala ili je uključivala/isključivala izravna sunčeva svjetlost.
- Često prespajanje može prouzročiti koroziju pomoćnog bojlera. Za više informacija obratite se proizvođaču pomoćnog bojlera.

Prebacivanje na vanjski izvor topline određuje se pomoćnim kontaktom

- Pomoći kontakt može biti:
 - Termostat za vanjsku temperaturu
 - Preklopnik za tarifu električne energije
 - Ručni preklopnik
 - ...
- Postavljanje: spojite navedeno lokalno ožičenje:



B_{TI}	Ulaz termostata bojlera
A	Pomoći kontakt (normalno zatvoren)
H	Sobni termostat za zahtjev grijanja (opcija)
K1A	Pomoći relaj za aktivaciju unutarnje jedinice (lokalna nabava)
K2A	Pomoći relaj za aktivaciju bojlera (lokalna nabava)
Indoor	Unutarnja jedinica
Auto	Automatski
Boiler	Bojler



NAPOMENA


- Uvjerite se da pomoći kontakt ima dovoljan raspon ili dovoljno vremena kako bi se spriječilo često prespajanje između unutarnje jedinice i pomoćnog bojlera.
- Ako je pomoći kontakt termostat za vanjsku temperaturu, termostat postavite u sjenu kako na njega NE bi utjecala ili ga uključivala/isključivala izravna sunčeva svjetlost.
- Često prebacivanje može prouzročiti koroziju pomoćnog bojlera. Za više informacija obratite se proizvođaču pomoćnog bojlera.

6.3.2 Postavljanje neizravnog pomoćnog izvora topline za kućnu vruću vodu i grijanje prostora

Pomoći bojler (lokalna nabava) priključuje se na spremnik, a njime se upravlja putem signala UKLJUČENO/ISKLJUČENO unutarnje jedinice. Može se upotrebljavati za grijanje kućne vruće vode i, ako korisnik to dopušta, grijanje prostora putem podrške za grijanje iz spremnika. O vanjskoj temperaturi i temperaturi spremnika ovisi hoće li raditi toplinska crpka ili pomoći bojler.

Postavljanje

- 1 Ugradite pomoći bojler na sljedeći način:



- A** Glavna zona temperature izlazne vode
B Jedna prostorija
a Namjensko sučelje za upravljanje ugodnošću (BRC1HHDA služi kao sobni termostat)
b Pomoći bojler (lokalna nabava)
d Zaporni ventil (lokalna nabava)
e Ventil za regulaciju temperature vode (lokalna nabava)



NAPOMENA

- Provjerite jesu li pomoći bojler i njegova ugradnja u sustav u skladu s važećim zakonima.
- Daikin NIJE odgovoran za nepravilnosti ili nesigurne situacije u sustavu pomoćnog bojlera.

- Uvjerite se da voda koja se vraća u spremnik NE premašuje 95°C. Da biste to učinili:
 - Putem kontrolera pomoćnog bojlera postavite željenu temperaturu vode na maksimalnih 95°C.
 - Instalirajte ventil za regulaciju temperature vode u povratni tok vode toplinske crpke. Postavite ventil za regulaciju temperature vode tako da se zatvara na temperaturi iznad 95°C i otvara na temperaturi ispod 95°C.
- Vanjski izvor topline (pomoći bojler) kontrolira se signalom ON/OFF na unutarnjoj unutarnja jedinica. Pogledajte odjeljak "[9.3.10 Za spajanje prespojnika na vanjski izvor topline](#)" [▶ 135]. Ovo je **Terenski UI** veza (vidi "[9.1.6 Priklučci Terenski UI](#)" [▶ 107]) gdje možete odabratkoji terminal i igle želite koristiti.

Konfiguracija

Postavka	Vrijednost
Bivalentni bojler: ▪ #: [5.37] Šifra za podešavanje polja: 093	1 (Bivalentni rad prisutan): Dvovalentni bojler za grijanje prostora je instaliran i pušten za rad.
Histereza na vanjskoj temperaturi: ▪ #: [5.14.4] Šifra za podešavanje polja: 021	3 (Bivalentna histereza): Histereza na vanjskoj temperaturi za prebacivanje s toplinske toplinska crpka na bivalentni/spremnik bojler. Raspon 2 ~ 10° C, raspon koraka 1° C

Postavka	Vrijednost
Raspon rada: ▪ #: [5.14.2] Kôd za podešavanje polja: Donja granica temperature: 024 Viša granica temperature: 023	Donja granica temperature: 0 Viša granica temperature: 5 Odaberite granicu niske i visoke vanjske temperature gdje se toplinska crpka prebacuje na pomoćni izvor topline. Za više informacija pogledajte referentni vodič za konfiguraciju.
Tajmer nakon pokretanja: ▪ #: [5.14.6] Šifra za podešavanje polja: 025	600 sekundi (Vremenski programator nakon rada): Određuje minimalno vrijeme kada bivalentna pumpa kotla u grijanju prostora ostaje uključena nakon zaustavljanja zahtjeva. Ovaj tajmer se aktivira od trenutka isključivanja bivalentnog. Sprječava prelazak na drugi način rada sve dok je tajmer pokrenut. Tijekom tog vremena bivalentni mimovodni ventil ostaje otvoren kako bi se osigurao protok preko unutarnja jedinica (crpke bi mogle raditi paralelno uzrokujući protok preko ili drugog sustava). Ova će se postavka morati prilagoditi prema tajmeru nakon pokretanja pumpe kotla kada se zahtjev zaustavi. Molimo provjerite kod proizvođača kotla točnu vrijednost. Raspon 0 ~ 1500 sekundi, raspon koraka 1 sekunda
Vanjski izvor topline: ▪ #: [13] Kôd "18 Tablica postavki" [▶ 249] za podešavanje polja: Ovisi koji terminal i igle odaberete (pogledajte više informacija).	4 (Vanjski izvor topline) Ovo je Terenski UI veza (vidi " 9.3.10 Za spajanje prespojnika na vanjski izvor topline " [▶ 135])



NAPOMENA

- Budući da se vanjska temperatura mjeri s pomoću termistora za zrak vanjske jedinice, postavite vanjsku jedinicu u sjenu kako na nju NE bi utjecala ili je uključivala/isključivala izravna sunčeva svjetlost.
- Često prebacivanje može prouzročiti koroziju pomoćnog bojlera.

6.3.3 Postavljanje solarnog sustava putem priključka za gravitacijsko pražnjenje


Solarni sustav koji nije pod tlakom može se izravno spojiti na spremnik putem priključka za gravitacijsko pražnjenje.

Upute za instalaciju potražite u priručniku za instalaciju regulacijske i crpne jedinice za solarne sustave (EKS RPS4*).

Upute za instalaciju potražite u priručniku za instalaciju solarnog odvodnog kompleta (EKE CDB CO3A*).

Postavljanje

- Ugradite solarni sustav na sljedeći način:



- a** Priključak za gravitacijsko pražnjenje solarnog sustava (EKSRPCS4*)
- b** Osjetnik protoka (EKSRPCS4*)
- c** Odvodni priključak () EKECDBCO3A*
- d** Ventil za regulaciju protoka (opcionalno)
- e** Sklop za priključivanje (opcionalno)
- f** Komplet priključka za gravitacijsko pražnjenje (EKECDBCO3A*)



OPREZ

Solarni paneli MORAJU se postaviti na većoj visini od unutarnje jedinice. MORA se osigurati nagib prema dolje s minimalnim padom cjevovoda solarnog sustava. Time će se solarnom sustavu omogućiti potpuno pražnjenje i izbjegći oštećenja zbog smrzavanja.

Konfiguracija




INFORMACIJA

Ova funkcija NIJE dostupna u ranim verzijama softvera korisničkog sučelja.

6.3.4 Postavljanje solarnog sustava putem bivalentnog izmjenjivača topline

Postavljanje

- Ugradite solarni sustav na sljedeći način:



- a** Bivalentni izmjenjivač topline IN
b Bivalentni izmjenjivač topline OUT

Konfiguracija




INFORMACIJA

Ova funkcija NIJE dostupna u ranim verzijama softvera korisničkog sučelja.

6.4 Postavljanje spremnika

6.4.1 Izgled sustava – ugrađeni spremnik



- A** Kućna vruća voda
a ULAZ hladne vode
b IZLAZ vruće vode

6.4.2 Odabir zapremnine i željene temperature spremnika

Ljudima je voda vruća pri temperaturi od 40°C. Iz tog razloga, potrošnja KVV-a uvijek je istovjetna zapremnini vruće vode na 40°C. Međutim, temperaturu spremnika možete postaviti na višu temperaturu (primjer: 53°C), koja se onda miješa s hladnom vodom (primjer: 15°C). Postignuta temperatura kućne vruće vode ovisi o toj zadanoj vrijednosti kao i o trenutnoj temperaturi spremnika.

Određivanje potrošnje KVV-a

Odgovorite na sljedeća pitanja i izračunajte potrošnju KVV-a (istovjetna zapremnina vruće vode na 40°C) s pomoću uobičajenih zapremnina vode:

Pitanje	Uobičajena zapremnina vode
Koliko puta na dan se tuširate?	1 tuširanje=10 min×10 l/min=100 l
Koliko puta na dan se kupate?	1 kupanje = 150 l
Koliko vode je dnevno potrebno u kuhinjskom sudoperu?	1 sudoper=2 min×5 l/min=10 l
Postoje li druge potrebe za kućnom vrućom vodom?	—

Primjer: Ako je potrošnja KVV-a jedne obitelji (4 člana) po danu kako slijedi:

- 3 tuširanja
- 1 kupanje
- 3 zapremnine sudopera

tada je potrošnja KVV = $(3 \times 100 \text{ l}) + (1 \times 150 \text{ l}) + (3 \times 10 \text{ l}) = 480 \text{ l}$

Moguće zapremnine spremnika

Vrsta	Istovjetna zapremnina vruće vode na 40°C
Ugrađeni spremnik	Približne vrijednosti ekvivalentnog volumena tople vode na 40°C za zadana vrijednost vrijednost spremnika u prosječnoj klimi <ul style="list-style-type: none"> ▪ 300 <ul style="list-style-type: none"> - 48° C: ~ 155 l miješane vode na 40° C ▪ 500 <ul style="list-style-type: none"> - 47° C: ~ 236 l miješane vode na 40° C

Savjeti za uštedu energije


- Ako se potrošnja KVV-a razlikuje od dana do dana, možete programirati tjedni plan s različitim željenim temperaturama spremnika za pojedini dan.
- Što je željena temperatura spremnika niža, to je isplativiji. Odabirom većeg spremnika možete sniziti željenu temperaturu spremnika.
- Sama toplinska crpka može zagrijati kućnu vruću vodu maksimalno na temperaturu od 63°C (57°C ako je vanjska temperatura niska). Električni otpornik ugrađen u toplinsku crpku može povisiti tu temperaturu. Međutim, to troši više energije. Preporučujemo postavljanje željene temperature spremnika KVV-a ispod 63°C kako biste izbjegli upotrebu električnog otpornika.
- Što je vanjska temperatura viša, to je bolji učinak toplinske crpke.
 - Ako je cijena energije jednaka tijekom dana i noći, preporučujemo zagrijavanje spremnika tijekom dana.
 - Ako je cijena energije niža tijekom noći, preporučujemo zagrijavanje spremnika tijekom noći.
- Kada toplinska crpka proizvodi kućnu vruću vodu, ne može zagrijavati prostor. U slučaju da trebate kućnu vruću vodu i grijanje prostora u isto vrijeme, preporučujemo proizvodnju kućne vruće vode tijekom noći, kada je potreba za grijanjem prostora manja.

6.4.3 Postavljanje i konfiguracija – spremnik

- Kod velike potrošnje KVV-a, spremnik možete zagrijati nekoliko puta tijekom dana.
- Za zagrijavanje spremnika na željenu temperaturu možete upotrijebiti sljedeće izvore energije:
 - Termodinamički ciklus toplinske crpke
 - Električni pomoći grijач
 - Bivalentni izvor topline, pogledajte "6.3 Postavljanje bivalentnih izvora topline" [▶ 55]
- Više informacija o optimiziranju potrošnje energije za proizvodnju kućne vruće vode pogledajte poglavje "10 Konfiguracija" [▶ 146].

6.4.4 Crpka KVV-a za trenutačan dovod vruće vode

Postavljanje



- a ULAZ hladne vode
 b IZLAZ vruće vode (tuš (lokalna nabava))
 c Crpka KVV-a (lokalna nabava)
 d Komplet za recirkulaciju (141554) (opcionalno)


- Priključivanjem crpke KVV-a, vruća voda može biti trenutačno dostupna na slavini.
- Crpka KVV-a i instalacija nabavljaju se lokalno i odgovornost su instalatera. Za električno ožičenje, pogledajte odjeljak "9.3.6 Za spajanje crpki (pumpa za vodu i/ili vanjske crpke)" [▶ 132].
- Upute o postavljanju opcionalnog recirkulacijskog priključka potražite u priručniku za postavljanje kompleta za recirkulaciju (141554).

Konfiguracija

Postavka	Vrijednost
Crpka KVV-a: • #: [4.13] • Šifra za podešavanje polja: 149	1 (Trenutačno dostupna vruća voda): Pumpa za vodu počet će raditi kada je aktivan trenutni raspored tople vode.

- Možete programirati plan za kontrolu crpke KVV-a putem korisničkog sučelja. Za više informacija pogledajte referentni vodič za konfiguraciju.

6.4.5 Crpka KVV-a za dezinfekciju

Postavljanje


- a** ULAZ hladne vode
- b** IZLAZ vruće vode (tuš (lokalna nabava))
- c** Crpka KVV-a (lokalna nabava)
- d** Komplet za recirkulaciju (141554) (opcionalno)
- e** Grijaci element (lokalna nabava)
- f** Protupovratni ventil (lokalna nabava)

- Crpka KVV-a i instalacija nabavljaju se lokalno i odgovornost su instalatera. Za električno ožičenje, pogledajte odjeljak "9.3.6 Za spajanje crpki (pumpa za vodu i/ili vanjske crpke)" [▶ 132].
- Ako primjenjivo zakonodavstvo zahtijeva višu temperaturu od maksimalne zadane vrijednost spremnika tijekom dezinfekcije (vidi postavku polja 073), možete spojiti pumpu za vodu i element grijачa kao što je gore prikazano.
- Ako važeći zakoni zahtijevaju dezinfekciju cjevovoda za vodu do izlazne točke, možete priključiti crpku KVV-a i grijaci element (ako je potreban) kao što je gore prikazano.

Konfiguracija

Postavka	Vrijednost
Crpka KVV-a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ #: [4.13] ▪ Šifra za podešavanje polja: 149 	2 (Dezinfekcija): Pumpa za vodu počet će raditi kada je operacija dezinfekcije aktivna

6.4.6 Pumpa za topalu vodu za instant topalu vodu i dezinfekciju

Postavljanje

- a** ULAZ hladne vode
- b** IZLAZ vruće vode (tuš (lokalna nabava))
- c** Crpka KVV-a (lokalna nabava)
- d** Komplet za recirkulaciju (141554) (opcionalno)
- e** Grijaci element (lokalna nabava)

f Protupovratni ventil (lokalna nabava)

- Crpka KVV-a i instalacija nabavljaju se lokalno i odgovornost su instalatera. Za električno ožičenje, pogledajte odjeljak "9.3.6 Za spajanje crpki (pumpa za vodu i/ili vanjske crpke)" [▶ 132].
- Ako primjenjivo zakonodavstvo zahtijeva višu temperaturu od maksimalne zadane zadana vrijednost spremnika tijekom dezinfekcije (vidi postavku polja 073), možete spojiti pumpu za vodu i element grijачa kao što je gore prikazano.
- Ako važeći zakoni zahtijevaju dezinfekciju cjevovoda za vodu do izlazne točke, možete priključiti crpku KVV-a i grijaći element (ako je potreban) kao što je gore prikazano.

Konfiguracija

Postavka	Vrijednost
DWH pumpa: ▪ #: [4.13] ▪ Šifra za podešavanje polja: 149	3 (Oboje): Pumpa za vodu počet će raditi kada je operacija dezinfekcije aktivna ili kada je aktivan trenutni raspored tople vode.

- Možete programirati plan za kontrolu crpke KVV-a putem korisničkog sučelja. Za više informacija pogledajte referentni vodič za konfiguraciju.

6.5 Postavljanje kontrole potrošnje snage



NAPOMENA


Postavite minimalnu potrošnju energije od $\pm 4,2 \text{ kW}$ kako biste jamčili:

- Postupak odmrzavanja. U protivnom, ako se odmrzavanje prekine nekoliko puta, izmjenjivač topline će se smrznuti.
- Zaštitne funkcije ostaju aktivne.

6.5.1 Ograničenje snage pametnim mjeračem

Ograničenje snage korisno je kako bi se osigurala maksimalna snaga ili struja unosa sustava. U nekim zemljama zakonodavstvo ograničava maksimalnu potrošnju energije za grijanje prostora, hlađenje prostora i proizvodnju vode.

Snaga ili struja cijelog sustava dinamički je ograničena digitalnim ulazom. Razina ograničenja snage postavlja se putem korisničkog sučelja.



- P_i** Uzlazna snaga
t Vrijeme
DI Digitalni ulaz (razina ograničenja snage)
a Ograničenje snage je aktivirano
b Stvarna uzlazna snaga

Postavljanje

- U slučaju mjerača niskog napona Smart Grid nije potrebna dodatna oprema.
- U slučaju mjerača visokog napona Smart Grid. To zahtijeva instalaciju **1 relej** iz Smart Grid relejnog kompleta (EKRELSG) (vidi "9.3.14 Smart Grid" [▶ 138]).

Konfiguracija

Postavka	Vrijednost
Način rada: ▪ #: [5.25.1] ▪ Šifra za podešavanje polja: 040	3 (Kontakt pametnog mjerača)
Ograničenje pametnog brojila: ▪ #: [5.25.7] ▪ Šifra za podešavanje polja: 135	4,2 kW (Granica pametnog mjerača): Raspon 4,2 ~ 10 kW, raspon koraka 0,1 kW
Kontakt pametnog brojila: ▪ #: [13] ▪ Kod "18 Tablica postavki" [▶ 249] za podešavanje polja: Ovisi koji terminal i igle odaberete (pogledajte više informacija).	3 (Kontakt pametnog mjerača) Ovo je Terenski UI veza (vidi "9.3.14 Smart Grid" [▶ 138]).

Dolazni Kontakt pametnog mjerača (vidi "9.3.14 Smart Grid" [▶ 138]) aktivirat će ograničenje snage koje će smanjiti snagu toplinske toplinska crpka definiranu u [5.25.7]. **Granica pametnog mjerača** Ovaj kontakt također će isključiti ostale električne izvore topline.

**NAPOMENA**

Moguće je da će se u nekim slučajevima ograničenja pametnog brojila prema toplinskoj pumpi zanemariti iz razloga pouzdanosti (na primjer: pokretanje i odmrzavanje toplinske toplinska crpka).

Ako rad toplinska crpka nije dopušten (na primjer kada je izvan dometa) ili je aktivna zaštitna funkcija (spriječavanje smrzavanja vodovodne cijevi), pomoćni grijач može preuzeti kontrolu, ali će biti ograničen u skladu s ograničenjem odabranim u ograničenju pametnog brojila [5.30].

6.6 Postavljanje osjetnika vanjske temperature

Možete priključiti jedan osjetnik vanjske temperature. Njime se mjeri unutarnja ili vanjska temperatura u okolini. Preporučujemo upotrebu vanjskog osjetnika temperature u sljedećim slučajevima:

Unutarnja temperatura okoline

- Kod kontrole sobnim termostatom, namjensko sučelje za upravljanje ugodnošću (BRC1HHDA služi kao sobni termostat) mjeri unutarnju temperaturu okoline. Zbog toga namjensko sučelje za upravljanje ugodnošću mora biti postavljeno na lokaciji:
 - Gdje se može očitati prosječna temperatura u prostoriji
 - Gdje NEMA izloženosti izravnom sunčevom svjetlu
 - Koja NIJE u blizini izvora topline
 - Koja NIJE pod utjecajem vanjskog zraka ili propuha zbog npr. otvaranja/zatvaranja vrata
- Ako to NIJE moguće, preporučujemo priključenje daljinskog unutarnjeg osjetnika (opcija KRCS01-1).
- Postavljanje: Upute o postavljanju potražite u priručniku za postavljanje daljinskog unutarnjeg osjetnika i knjižici s dodacima za opcionalnu opremu.
- Konfiguracija:

Postavka	Vrijednost
Vanjski unutarnji osjetnik: ▪ #: [13] Kôd "18 Tablica postavki" [▶ 249] za podešavanje polja: Ovisi koji terminal odaberete (pogledajte više informacija).	2 (Vanjski osjetnik za unutarnji prostor): Ovo je Field IO veza gdje možete odabratkoj terminal i pinove želite koristiti (vidi " 9.1.6 Priklučci Terenski UI " [▶ 107]).
Pomak vanjskog osjetnik prostorije ▪ #: [1.33]	0°C (Pomak vanjskog osjetnika za unutarnji prostor): Odstupanje koje se može primjeniti na sobnu temperaturu, mjereno opcijskim osjetnik. Raspon -5° C ~ 5° C, raspon koraka 0,5° C

Vanjska temperatura okoline

- U vanjskoj jedinici mjeri se vanjska temperatura u okolini. Zbog toga vanjska jedinica mora biti postavljena na lokaciji:
 - Sa sjeverne strane kuće ili na onoj strani gdje se nalazi najviše uređaja za isijavanje topline
 - Gdje NEMA izloženosti izravnom sunčevom svjetlu
- Ako to NIJE moguće, preporučujemo priključenje daljinskog vanjskog osjetnika (opcija EKRSCA1).
- Postavljanje: Upute o postavljanju potražite u priručniku za postavljanje daljinskog vanjskog osjetnika i knjižici s dodacima za optionalnu opremu.
- Konfiguracija:

Postavka	Vrijednost
Vanjski vanjski osjetnik: ▪ #: [13] Kôd "18 Tablica postavki" [▶ 249] za podešavanje polja: Ovisi koji terminal odaberete (pogledajte više informacija).	1 (Vanjski osjetnik za otvoren prostor): Ovo je Field IO veza gdje možete odabratkoj terminal i pinove želite koristiti (vidi " 9.1.6 Priklučci Terenski UI " [▶ 107]).
Pomak vanjskog osjetnik okoline ▪ #: [5.22] Šifra za podešavanje polja: 175	0°C (Pomak osjetnika): Pomak koji se može primjeniti na vanjsku temperaturu okoline, mjereno opcijskim osjetnik. Raspon -5° C ~ 5° C, raspon koraka 0,5° C

- Ako željena temperatura izlazne vode ovisi o vremenskim prilikama, važno je neprestano mjerenevanjske temperature. To je dodatni razlog za postavljanje optionalnog osjetnika vanjske temperature u okolini.



INFORMACIJA

Podaci vanjskog osjetnika temperature okoline (prosječni ili trenutačni) upotrebljavaju se za kontrolne krivulje ovisne o vremenskim prilikama i za logiku automatskog prebacivanja između grijanja i hlađenja. Zbog zaštite vanjske jedinice uvijek se upotrebljava unutarnji osjetnik unutarnje jedinice.

7 Postavljanje jedinice

U ovom poglavlju

7.1	pripremi mjesta ugradnje	70
7.1.1	Zahtjevi za mjesto postavljanja vanjske jedinice	70
7.1.2	Dodatni zahtjevi za mjesto postavljanja vanjske jedinice u hladnim podnebljima	72
7.1.3	Zahtjevi za mjesto postavljanja unutarnje jedinice	73
7.2	Otvaranje i zatvaranje jedinica	75
7.2.1	Više o otvaranju jedinica	75
7.2.2	Za otvaranje vanjske jedinice	75
7.2.3	Za uklanjanje transportnog vika (+ podloške)	75
7.2.4	Za zatvaranje vanjske jedinice	76
7.2.5	Za otvaranje unutarnje jedinice	76
7.2.6	Za zatvaranje unutarnje jedinice	79
7.3	Montaža vanjske jedinice	80
7.3.1	O postavljanju vanjske jedinice	80
7.3.2	Mjere opreza prilikom postavljanja vanjske jedinice	80
7.3.3	Za osiguravanje konstrukcije za postavljanje	80
7.3.4	Za instaliranje vanjske jedinice	82
7.3.5	Za osiguravanje pražnjenja	83
7.4	Montaža unutarnje jedinice	84
7.4.1	Više o postavljanju unutarnje jedinice	84
7.4.2	Mjere opreza prilikom postavljanja unutarnje jedinice	84
7.4.3	Postavljanje unutarnje jedinice	84
7.4.4	Priklučivanje crijeva za pražnjenje na odvod	85

7.1 pripremi mjesta ugradnje



UPOZORENJE

Uredaj se mora čuvati u prostoriji bez izvora zapaljenja (niti stalnih izvora zapaljenja niti izvora zapaljenja u kratkom vremenskom razdoblju) (primjer: otvoreni plamen, radni plinski uređaj ili radni električni grijач).



UPOZORENJE

Uredaj se mora instalirati u nekom području bez izvora zapaljenja (niti stalnih izvora zapaljenja niti izvora zapaljenja u kratkom vremenskom razdoblju) (primjer: otvoreni plamen, radni plinski uređaj ili radni električni grijач).

Odaberite mjesto za instaliranje s dovoljno prostora za donošenje i odnošenje jedinice s mjesata.

Jedinicu NE instalirajte na mjestima koja se često upotrebljavaju za rad. U slučaju građevinskih radova (npr. brušenje), pri kojima se stvara dosta prašine, jedinicu se MORA pokriti.



UPOZORENJE

Sa sigurnošću utvrdite da su instalacija, servisiranje, održavanje i popravci u skladu s uputama iz Daikin i s važećim zakonskim propisima (na primjer s nacionalnim pravilnikom za plinove) i da su ih izvršili SAMO ovlaštene osobe.

7.1.1 Zahtjevi za mjesto postavljanja vanjske jedinice



INFORMACIJA

Također pročitajte mjere opreza i zahtjeve u članku "[2 Opće mjere opreza](#)" [▶ 10].

Imajte na umu smjernice za prostorni razmještaj. Pogledajte odjeljak "["16.1 Servisni prostor: Vanjska jedinica"](#)" [▶ 227].

Vanjska jedinica načinjena je isključivo za postavljanje na otvorenom i za sljedeće temperature u okolini:

Način rada hlađenja	10~43°C
Način rada grijanja	-28~25°C
Proizvodnja kućne vruće vode	Do 40°C

Obavezno se pridržavajte sljedećih smjernica:

- Odaberite mjesto instalacije s dovoljno prostora.
- Jedinicu NE instalirajte na lokacijama koja se često upotrebljavaju kao radne lokacije.
- NEMOJTE instalirati jedinicu na mjestima u blizini ceste ili parkirališta gdje može biti oštećena prometom u prolasku.
- NEMOJTE instalirati jedinicu u podrum.
- NE postavljajte jedinicu u područjima osjetljivim na zvuk (npr. pored spavaće sobe), kako vas buka rada jedinice ne bi ometala. **Napomena:** Ako se zvuk mjeri u stvarnim uvjetima instalacije, izmjerena vrijednost može biti viša od razine zvučnog tlaka navedene pod naslovom Zvučni spektar u knjižici sa specifikacijama zbog okolnog šuma i refleksije zvuka.
- NEMOJTE instalirati jedinicu na lokcijama na kojima može biti prisutna maglica mineralnih ulja, spreja ili vodene pare. Plastični dijelovi mogu propasti i otpasti ili prouzročiti istjecanje vode.

NE preporučujemo postavljanje jedinice na sljedeća mjesta jer time možete skratiti vijek trajanja jedinice:

- Gdje napon mnogo varira
- U vozilima ili plovilima
- Gdje ima kiselih ili lužnatih para


Vjetrovi koji pušu na ulazni i izlaz zraka vanjske jedinice uzrokuju kratki spoj (usisavanje ispušnog zraka). To može prouzročiti:

- pad operativnog kapaciteta;
- moguća je dodatna potrošnja i upotreba pomoćni grijач;
- povećana učestalost stvaranja mraza na vanjskom izmenjivač topline;
- nedovoljno odmrzavanje vanjskog izmenjivač topline;
- neispravan ventilator (ako u ventilator neprestano puše jak vjetar, može se početi okretati velikom brzinom dok se ne pokida).

Kada instalirate vanjska jedinica na mjesto koje je nezaštićeno od vjetra (npr. krov), ugradite vanjska jedinica tako da ulaz i izlaz zraka budu okomiti na glavni smjer vjetra. Ako je potrebno, osigurajte mjere zaštite od vjetra na licu mesta, npr. zidovi, pregrade itd.

Uvjeti: Važno je slijediti ograničenja minimalnih smjernica za razmak instalacije. Pogledajte odjeljak "["16.1 Servisni prostor: Vanjska jedinica"](#)" [▶ 227].

2 moguća primjera mjera zaštite od vjetra na licu mesta prikazani su u nastavku.




a Pregradna ploča
b Prevladavajući smjer vjetra
c Izlaz zraka

Postavljanje na morskoj obali. Obavezno pazite da jedinica NIJE izravno izložena morskim vjetrovima. Time se sprječava korozija uslijed visokih razina soli u zraku, što može skratiti vijek trajanja jedinice.

Vanjsku jedinicu postavite dalje od izravnih vjetrova s mora.


Primjer: Iza zgrade.



a Vjetar s mora
b Zgrada
c Vanjska jedinica

Ako je vanjska jedinica izložena izravnim vjetrovima s mora, postavite vjetrobran.


- Visina vjetrobrana $\geq 1,5 \times$ visina vanjske jedinice
- Kod postavljanja vjetrobrana uzmite u obzir prostor potreban za servisiranje.



a Vjetar s mora
b Zgrada
c Vanjska jedinica
d Vjetrobran

7.1.2 Dodatni zahtjevi za mjesto postavljanja vanjske jedinice u hladnim podnebljima

Zaštitite vanjsku jedinicu od izravnih snježnih oborina i pobrinite se da vanjska jedinica NIKADA ne bude prekrivena snijegom.



- a** Nadstrešnica ili kućica za snijeg
- b** Postolje
- c** Prevladavajući smjer vjetra
- d** Izlaz zraka

U svakom slučaju, ispod jedinice ostavite najmanje 150 mm slobodnog prostora. Osim toga, jedinicu obavezno postavite najmanje 100 mm iznad maksimalne očekivane razine snijega. Za više pojedinosti pogledajte "7.3 Montaža vanjske jedinice" [▶ 80].

U područjima s mnogo snijega vrlo je važno odabrati mjesto za postavljanje na kojem snijeg NEĆE utjecati na jedinicu. Ako je moguće bočni snijeg, pazite da zavojnica izmjenjivača topline NE BUDE izložena snijegu. Ako je potrebno, postavite zaštitni pokrov za snijeg ili nadstrešnicu i postolje.

7.1.3 Zahtjevi za mjesto postavljanja unutarnje jedinice



INFORMACIJA


Također pročitajte mjere opreza i zahtjeve u članku "2 Opće mjere opreza" [▶ 10].

- Unutarnja jedinica načinjena je isključivo za postavljanje u zatvorenom prostoru i za sljedeće temperature u okolini:
 - Grijanje prostora: 5~30°C
 - Hlađenje prostora: 5~35°C
 - Proizvodnja kućne vruće vode: 5~35°C.
- Imajte na umu sljedeće smjernice za prostorni razmještaj pri postavljanju:



OPREZ

Unutarnju jedinicu postavite minimalno 1 m od ostalih izvora topline (>80°C) (npr. električnog grijala, uljnog grijala, dimnjaka) i gorivih materijala. U suprotnom bi moglo doći do oštećenja jedinice, a krajnjem slučaju i požara.



3D152187

a	≥ 400 mm
b	≥ 100 mm
a+b	≥ 500 mm

**INFORMACIJA**

Ako se ne mogu poštovati naznačeni razmaci, to može utjecati na mogućnost servisiranja.

**INFORMACIJA**

Ako vam je prostor za postavljanje ograničen, prije postavljanje jedinice na njezin konačan položaj: "7.4.4 Priključivanje crijeva za pražnjenje na odvod" [▶ 85].

- Podloga mora biti dovoljno čvrsta kako bi izdržala težinu jedinice. Uzmite u obzir težinu jedinice sa spremnikom punim vode.
Pazite da u slučaju istjecanja voda ne nanese štetu na mjestu postavljanja i u okolini.
- Temelj mora biti ravan i gladak.

NE postavljajte jedinicu na mjesta kao što su:

- Na mjestima na kojima u atmosferi mogu nastati maglice mineralnih ulja, raspršene čestice ili pare. Plastični dijelovi se mogu oštetiti i prouzročiti procurivanje vode.
- Mjesta osjetljiva na buku (npr. pored spavaće sobe), kako vas buka rada jedinice ne bi ometala.
- Na mjestima s velikom vlagom (maks. RH=85%), npr. u kupaonici.
- Na mjestima gdje je moguće smrzavanje. Temperatura u okolini unutarnje jedinice mora biti $>5^{\circ}\text{C}$.
- Na mjestima gdje je jedinica duže izložena izravnom Sunčevom svjetlu. Dugotrajno UV zračenje može oštetiti jedinicu.
- Imajte na umu smjernice za mjerena:

Maksimalna visinska razlika između unutarnje i vanjske jedinice	10 m
Maksimalna ukupna duljina cjevovoda između unutarnje jedinice i vanjske jedinice u slučaju...	
Lokalni cjevovod od 1 1/4"	20 m ^(a) (u jednom potezu)
Lokalni cjevovod od 1 1/2" + V3vanjski model (1N~)	30 m ^(a) (u jednom potezu)
Lokalni cjevovod od 1 1/2" + W1 vanjski model (3N~)	50 m ^(a) (u jednom potezu)

^(a) Točna duljina cijevi za vodu može se odrediti s pomoću alata Hydronic Piping Calculation.

Alat Hydronic Piping Calculation dio je sustava Heating Solutions Navigator koji je dostupan na adresi <https://professional.standbyme.daikin.eu>. Ako ne možete pristupiti sustavu Heating Solutions Navigator, obratite se svom trgovcu.

7.2 Otvaranje i zatvaranje jedinica

7.2.1 Više o otvaranju jedinica

Ponekad morate otvoriti jedinicu. **Primjer:**

- Prilikom spajanja električnog ožičenja
- Prilikom radova na održavanju ili servisiranju



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

NE ostavljajte uređaj bez nadzora kada je s njega uklonjen servisni poklopac.


7.2.2 Za otvaranje vanjske jedinice



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA




OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA



7.2.3 Za uklanjanje transportnog vijka (+ podloške)

Transportni vijak (+ podloška) štiti jedinicu tijekom transporta. Tijekom instalacije mora se ukloniti (i zbrinuti).




7.2.4 Za zatvaranje vanjske jedinice




NAPOMENA

Prilikom zatvaranja poklopca vanjske jedinice pazite da moment pritezanja ne premaši 4,1 N•m.




7.2.5 Za otvaranje unutarnje jedinice




Sputnite ploču korisničkog sučelja

- 1 Otvorite šarke na vrhu ploče korisničkog sučelja.



- 2 Spustite ploču korisničkog sučelja prema dolje s obje ruke.




Otvorite poklopac razvodne kutije

- 1 Otpustite vijke i otvorite poklopac razvodne kutije.



NAPOMENA

NEMOJTE oštetiti niti ukloniti brtvenu pjenu razvodne kutije.




Za spuštanje razvodne kutije i otvaranje njezina poklopca


Tijekom postavljanja trebat ćete pristupiti unutrašnjosti unutarnje jedinice. Za lakši pristup sprijeda, spustite razvodnu kutiju jedinice na sljedeći način:

Preduvjet: Ploča korisničkog sučelja je spuštena.

- 1 Olabavite vijke razvodne kutije.
- 2 Podignite razvodnu kutiju.



- 3 Spustite razvodnu kutiju.
- 4 Otpustite vijke i otvorite poklopac razvodne kutije.




Uklonite gornji poklopac

Tijekom postavljanja trebat ćeće pristupiti unutrašnjosti unutarnje jedinice. Za lakši pristup odozgo, uklonite gornji poklopac jedinice. To je potrebno u sljedećim slučajevima:


- Instalacijski DB-komplet
- Instalacijska ekspanzijska posuda
- Napunite sustav grijanja

Preduvjet: Ploča korisničkog sučelja je spuštena.


- 1 Odvijačem otvorite dijelove za fiksiranje bočnih ploča.



- 2 Podignite bočne ploče.



- 3 Uklonite gornji poklopac



7.2.6 Za zatvaranje unutarnje jedinice

- 1** Postavite gornji poklopac povrh jedinice.
- 2** Objesite bočne ploče u gornju ploču.
- 3** Provjerite kvaće li se kuke bočne ploče ispravno u izreze na gornjem poklopcu.
- 4** Provjerite nasijedaju li dijelovi za fiksiranje bočnih ploča na čepove spremnika.
- 5** Zatvorite dijelove za fiksiranje bočnih ploča.
- 6** Zatvorite poklopac razvodne kutije.
- 7** Razvodnu kutiju vratite na mjesto.
- 8** Zatvorite ploču korisničkog sučelja.




NAPOMENA

Prilikom zatvaranja unutarnje jedinice pazite da moment pritezanja NE prijeđe 2,9 N•m.

**NAPOMENA**

Zatvorite najmanje jedan dio za fiksiranje na svakoj bočnoj ploči. Ako ne možete dosegnuti dijelove za fiksiranje na poledini unutarnje jedinice, dovoljno je zatvoriti samo dijelove za fiksiranje s prednje strane.



7.3 Montaža vanjske jedinice

7.3.1 O postavljanju vanjske jedinice

Okolnosti

Prije priključivanja cijevi za vodu morate postaviti vanjsku i unutarnju jedinicu.

Uobičajeni tijek rada

Postavljanje vanjske jedinice obično se sastoji od sljedećih faza:

- 1 Nabava konstrukcije za postavljanje.
- 2 Postavljanje vanjske jedinice.
- 3 Osiguravanje sustava pražnjenja.
- 4 Zaštita jedinice od snijegova i vjetra putem postavljanja pokrova za zaštitu od snijega i pregrada. Pogledajte odjeljak "[7.1 pripremi mesta ugradnje](#)" [▶ 70].

7.3.2 Mjere opreza prilikom postavljanja vanjske jedinice



INFORMACIJA

Također, pročitajte mjere opreza i uvjete navedene u sljedećim poglavljima:

- ["2 Opće mjere opreza"](#) [▶ 10]
- ["7.1 pripremi mesta ugradnje"](#) [▶ 70]


7.3.3 Za osiguravanje konstrukcije za postavljanje

Provjerite je li podloga za postavljanje čvrsta i ravna kako jedinica ne bi uzrokovala vibracije ili buku tijekom rada.



Kao što je prikazano na crtežu temelja, pričvrstite jedinicu s pomoću temeljnih svornjaka.

**NAPOMENA**

Razina. Osigurajte da je uređaj niveliran u svim smjerovima. Preporučeno:



Upotrijebite 4 kompleta sidrenih vijaka M12, matica i podloški. Ispod jedinice ostavite najmanje 150 mm slobodnog prostora. Osim toga, jedinicu obavezno postavite najmanje 100 mm iznad maksimalne očekivane razine snijega.

Sidrene točke + otvor ispusta**Postolje**

a Nipošto nemojte prekriti otvor ispusta na donjoj ploči jedinice.


7.3.4 Za instaliranje vanjske jedinice

**OPREZ**


Kako biste izbjegli ozljede, NE dodirujte ulaz zraka niti aluminijска krilca jedinice.

**NAPOMENA**


NEMOJTE povlačiti jedinicu za remene sa strane.




- 1 Nosite jedinicu držeći ju za remenje pa ju odložite na konstrukciju za postavljanje.



- 2 Pričvrstite jedinicu na konstrukciju za postavljanje.



- 3 Uklonite remenje (+ kopče + igle) i odložite ih.



7.3.5 Za osiguravanje pražnjenja

- Uvjerite se da kondenzirana voda može slobodno otjecati.
- Jedinicu postavite na podlogu kako bi se osiguralo dobro pražnjenje i izbjeglo nakupljanje leda.
- Oko temelja pripremite odvodni kanal, kojim će otpadna voda otjecati podalje od uređaja.
- Izbjegavajte ispuštanje vodenog kondenzata na pješačku stazu tako da u slučaju niskih temperatura NE postane klizava.
- Ako jedinicu postavite na okvir, postavite vodootpornu ploču najviše 150 mm od donje strane jedinice kako biste spriječili da voda uđe u jedinicu i izbjegli kapanje vodenog kondenzata (pogledajte sliku u nastavku).




NAPOMENA

Ako je jedinica postavljena u hladnoj klimi, poduzmite odgovarajuće mjere kako se ispušteni kondenzat NE BI smrzavao. Preporučujemo sljedeće:

- Izolirajte crijevo za pražnjenje.
- Ugradite grijач odvodne cijevi (lokalna nabava). Za spajanje grijaća odvodne cijevi pogledajte odjeljak "9.2.2 Za spajanje električnog ožičenja na vanjsku jedinicu" [▶ 112].

Za pražnjenje upotrijebite čep za pražnjenje (s okruglom brtvom) i crijevo.



- a** Otvor ispusta
- b** Okrugla brtva (isporučuje se kao pribor)
- c** Čep za pražnjenje (isporučuje se kao pribor)
- d** Crijevo (lokalna nabava)



NAPOMENA

Okrugla brtva. Uvjerite se da je okrugla brtva pravilno postavljena kako bi se spriječilo istjecanje.

7.4 Montaža unutarnje jedinice

7.4.1 Više o postavljanju unutarnje jedinice

Okolnosti

Prije priključivanja cijevi za vodu morate postaviti vanjsku i unutarnju jedinicu.

Uobičajeni tijek rada

Postavljanje unutarnje jedinice obično se sastoji od sljedećih faza:

- 1 Postavljanje unutarnje jedinice.

7.4.2 Mjere opreza prilikom postavljanja unutarnje jedinice



INFORMACIJA

Također, pročitajte mjere opreza i uvjete navedene u sljedećim poglavljima:

- "2 Opće mjere opreza" [▶ 10]
- "7.1 pripremi mjesto ugradnje" [▶ 70]

7.4.3 Postavljanje unutarnje jedinice

- 1 Podignite unutarnju jedinicu s palete i postavite je na pod. Pogledajte i odjeljak "4.2.3 Rukovanje unutarnjom jedinicom" [▶ 28].

- 2 Priključite crijeva za pražnjenje na odvod. Pogledajte odjeljak "7.4.4 Priključivanje crijeva za pražnjenje na odvod" [▶ 85].
- 3 Pogurajte unutarnju jedinicu na mjesto.


**NAPOMENA**

Razina. Pazite da je uređaj niveliran.

7.4.4 Priključivanje crijeva za pražnjenje na odvod


Preljevna voda iz spremnika za vodu kao i voda prikupljena u plitici za pražnjenje kondenzata mora se isprazniti. Morate spojiti crijeva za pražnjenje na odgovarajući odvod prema primjenjivim zakonima.

- 1 Otvorite tiplu.




a Tipla
b Ključ za sastavljanje
c Preljevni konektor

- 2 Utaknite preljevni konektor u tiplu.
- 3 Montirajte preljevni konektor.
- 4 Crijevo za pražnjenje spojite na preljevni konektor.
- 5 Priključite crijevo za pražnjenje na odgovarajući odvod. Provjerite može li voda otjecati kroz crijevo za pražnjenje. Uvjerite se da razina vode ne može porasti iznad razine preljeva.
- 6 Crijevo plitice za pražnjenje spojite s priključkom plitice za pražnjenje i spojite ih na odgovarajući odvod.
- 7 Crijevo za pražnjenje spojite na priključak ventila za ograničenje tlaka i spojite ga na odgovarajući odvod u skladu s važećim propisima. Uvjerite se da je svaka vodena struja koja može procuriti odvedena uz zaštitu od smrzavanja, na siguran i vidljiv način.



a Ventil za ograničenje tlaka
b Priklučak ventila za ograničenje tlaka



- a** Crijevo plitica za pražnjenje kondenzata (isporučuje se kao pribor)
- b** Crijevo za pražnjenje ventila za ograničenje temperature i tlaka (lokalna nabava)
- c** Spremnik crijeva za pražnjenje (lokalna nabava)

8 Postavljanje cjevovoda

U ovom poglavlju

8.1	Priprema vodovodnih cijevi.....	87
8.1.1	Zahtjevi za krug vode	87
8.1.2	Za provjeru zapremnine vode i brzine protoka	90
8.2	Spajanje cijevi za vodu.....	92
8.2.1	Više o priključivanju vodovodnih cijevi.....	92
8.2.2	Oprez kod spajanja cjevovoda vode	92
8.2.3	Za spajanje cijevi za vodu.....	92
8.2.4	Za priključivanje dodatnog cjevovoda	96
8.2.5	Za spajanje ekspanzijske posude	97
8.2.6	Punjene sustava grijanja	97
8.2.7	Zaštita kruga vode od smrzavanja	98
8.2.8	Za punjenje izmenjivača topline unutar spremnika	100
8.2.9	Za punjenje spremnika	101
8.2.10	Za izoliranje cijevi za vodu.....	102

8.1 Priprema vodovodnih cijevi

8.1.1 Zahtjevi za krug vode



INFORMACIJA

Također pročitajte mjere opreza i zahtjeve u članku "["2 Opće mjere opreza"](#)" [▶ 10].



NAPOMENA

U slučaju plastičnih cijevi, uvjerite se da su potpuno otporne na difuziju kisika u skladu s normom DIN 4726. Difuzija kisika u cijevi može uzrokovati prekomjernu koroziju.

- **Spajanje cjevovoda - Zakonski okvir.** Prikљučci za dovod i odvod na cjevovodu za vodu moraju biti izvedeni u skladu s važećim zakonima i uputama u poglavlju "Postavljanje".
- **Spajanje cjevovoda - Sila.** NE primjenjujte prekomjernu silu prilikom spajanja cijevi. Deformirane cijevi mogu prouzročiti kvar jedinice.
- **Spajanje cjevovoda - Alati.** Dijelovima od mjedi, koja je mekana, rukujte samo s pomoću prikladnih alata. Ako to NE učinite, cijevi će se oštetiti.
- **Spajanje cjevovoda - Zrak, vlaga, prašina.** Ako u krug uđe zrak, vlaga ili prašina, mogu se javiti poteškoće. Da biste to spriječili:
 - Upotrebjavajte SAMO čiste cijevi.
 - Kada skidate srh držite otvor cijevi okrenut prema dolje.
 - Pokrijte otvor cijevi kada cijev gurate kroz rupu u zidu kako u nju ne bi ušla prašina i nečistoća.
 - Za brtvljenje spojeva upotrijebite odgovarajuće sredstvo za brtvljenje navoja.
 - Kada koristite metalne cijevi koje nisu od mjedi, obavezno izolirajte oba materijala jedan od drugoga da se spriječi galvanska korozija.
 - Budući da je mjed mekan materijal, koristite prikladan alat za spajanje kruga vode. Neodgovarajući alat može uzrokovati oštećenje cijevi.
- **Izolacija.** Izolirajte do donje strane izmenjivača topline.
- **Smrzavanje.** Zaštite od smrzavanja.

- **Zatvoreni krug.** Unutarnju jedinicu upotrebljavajte SAMO u zatvorenom sustavu vode. Upotrebom u otvorenom sustavu vode može doći do prekomjerne korozije.
- **Duljina cijevi.** Preporučuje se izbjegavanje postavljanja dugih cijevi između spremnika i završne točke vruće vode (tuš, kada...) i izbjegavanje slijepih krajeva cijevi.
- **Promjer cjevovoda.** Odaberite promjer cijevi za vodu u odnosu na potreban protok vode i dostupan vanjski statički tlak crpke. Pogledajte "[16 Tehnički podatci](#)" [▶ 226] za krivulje vanjskog statičkog tlaka unutarnje jedinice.
- **Smjer protoka vode.** Minimalan potrebnii protok vode za rad unutarnje jedinice prikazan je u sljedećoj tablici. Ovakav protok obavezan je u svim slučajevima. Ako je protok manji, unutarnja jedinica zaustavit će rad i prikazati pogrešku 7H.


Ako je postupak...	Onda je minimalna brzina protoka...
Rad hlađenja/grijanja, pokretanje/odmrzavanje/rezervnog pomoćni grijач	<p>Ono što je potrebno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Za EPSX(B)10: 22 l/min ▪ Za EPSX(B)14: 24 l/min

- **Sastavni dijelovi koji se nabavljaju lokalno - Voda.** Uvijek upotrebljavajte materijale koji su kompatibilni s vodom u sustavu i s materijalima upotrijebljenim u jedinici.
- **Sastavni dijelovi koji se nabavljaju lokalno - Tlak i temperatura vode.** Uvjerite se da sve komponente ugrađene u lokalni cjevovod mogu podnijeti tlak i temperaturu vode.
- **Tlak vode – kućna vruća voda.** Maksimalan tlak vode je 10 bar (=1,0 MPa) i mora biti u skladu s važećim zakonima. Osigurajte odgovarajuće mjere zaštite u krugu vode kako se NE bi premašio maksimalan dopušteni tlak (pogledajte "[8.2.3 Za spajanje cijevi za vodu](#)" [▶ 92]). Minimalni tlak vode za rad je 1 bar (=0,1 MPa).
- **Tlak vode – krug za grijanje/hlađenje prostora.** Maksimalan tlak vode je 3 bara (=0,3 MPa). Primijenite odgovarajuće mjere opreza u krugu vode kako se NE bi premašio maksimalan dopušteni tlak vode. Minimalni tlak vode za rad je 1 bar (=0,1 MPa).
- **Tlak vode – Spremnik.** Voda unutar spremnika nije pod tlakom. Stoga se vizualna provjera putem indikatora razine na spremniku mora provoditi godišnje, vidi "[13.2.3 Godišnje održavanje unutarnje jedinice: pregled](#)" [▶ 182].
- **Temperatura vode.** Postavljeni cjevovod i njegov pribor (ventil, priključci,...) MORAJU biti u stanju podnijeti sljedeće temperature:



INFORMACIJA

Sljedeća slika je primjer i NE MORA u potpunosti odgovarati izvedbi vašeg sustava.



(*) Maksimalna temperatura za cijevi i pribor




INFORMACIJA

Maksimalna temperatura izlazne vode određuje se na temelju postavke [3.12] **Zadana vrijednost pregrijavanja**. Ova granica definira maksimum izlazne vode u sustavu. Ovisno o vrijednosti ove postavke, maksimalna zadana vrijednost TIV-a također će se smanjiti za 5°C kako bi se omogućila stabilna kontrola prema zadanoj vrijednosti.

Maksimalna temperatura izlazne vode iz u glavnoj zoni laži određuje se na temelju postavke [1.19] **Pregrijavanje u krugu vode**, samo u slučaju da je omogućena [3.13.5] **Dvozonski komplet postavljen**. Ova granica definira maksimum izlazne vode u glavnoj zoni. Ovisno o vrijednosti ove postavke, maksimalna zadana vrijednost TIV-a također će se smanjiti za 5°C kako bi se omogućila stabilna kontrola prema zadanoj vrijednosti.

- **Odvodnja - Najniže točke.** Na svim najnižim točkama sustava moraju biti postavljene ispusne slavine koje omogućuju potpuno pražnjenje kruga.
- **Odvodnja – Ventil za ograničenje tlaka.** Pravilno spojite crijevo za pražnjenje kako biste izbjegli kapanje vode iz jedinice. Pogledajte odjeljak "7.4.4 Priključivanje crijeva za pražnjenje na odvod" [▶ 85].
- **Ventili za ispuštanje zraka.** Na svim najvišim točkama sustava moraju se postaviti ventili za ispuštanje zraka, koji također moraju biti lako dostupni radi servisiranja. Kada su automatski ventili za odzračivanje instalirani u terenskim cjevovodima, uzmite u obzir upute o tome kako rukovati ovim ventilima za odzračivanje. Više podataka potražite pod naslovom Punjenje kruga vode.
 - Između vanjska jedinica i unutarnje jedinice (na ulaznoj vodovodnoj cijevi unutarnje jedinice)
 - nakon unutarnje jedinice (na strani emitera)
- U unutarnjoj jedinici nalaze se dva automatska ventila za odzračivanje. Provjerite nisu li ti pročišćivači zraka previše zategnuti, tako da je moguće automatsko oslobađanje zraka u vodenom krugu.
- **Pocinčani dijelovi.** Nikada NE upotrebljavajte pocinčane dijelove u krugu vode. Budući da unutarnji krug vode jedinice koristi bakrene cijevi, može doći do prekomjerne korozije.
- **Metalne cijevi koje nisu od mjedi.** Kada upotrebljavate metalne cijevi koje nisu od mjedi, pravilno izolirajte dijelove od mjedi i dijelove koji nisu od mjedi kako se oni NE bi međusobno dodirivali. To je kako bi se spriječila galvanska korozija.

- **Ekspanzijska posuda.** U krug vode mora se postaviti ekspanzijska posuda odgovarajuće veličine u skladu s važećim zakonima. Između ekspanzijske posude i unutarnje jedinice nije dopušteno postavljati blokirajuće elemente (zaporni ventili ili slično).
- **Ventil za zaustavljanje cirkulacije.** Preporučujemo upotrebu ventila za zaustavljanje cirkulacije na priključcima izmjenjivača topline za kućnu vruću vodu. Time se smanjuju gubici topline zbog cirkulacije izazvane temperaturom u spojnim cijevima.
- **Spremnik – Kvaliteta vode.** Minimalni zahtjevi koji se odnose na kvalitetu vode korištene za punjenje spremnika:
 - Tvrdoća vode (kalcij i magnezij, izračunata kao kalcijev karbonat): $\leq 3 \text{ mmol/l}$
 - Vodljivost: ≤ 1500 (idealno: ≤ 100) $\mu\text{S/cm}$
 - Klorid: $\leq 250 \text{ mg/l}$
 - Sulfat: $\leq 250 \text{ mg/l}$
 - pH vrijednost: $6,5 \sim 8,5$
 Za svojstva koja odstupaju od minimalnih zahtjeva, moraju se poduzeti prikladne mjere kondicioniranja.
- **Spremnik – Zaporni ventil.** Za jednostavno punjenje i pražnjenje spremnika preporučujemo postavljanje zapornog ventila. Pogledajte dodatni komplet: komplet za punjenje i pražnjenje (165215)
- **Termostatski ventili za miješanje.** U skladu s važećim zakonima možda će trebati instalirati termostatske ventile za miješanje.
- **Higijenske mjere.** Instaliranje mora biti u skladu s važećim zakonima i može zahtijevati dodatne higijenske mjere.
- **Recirkulacijska crpka.** U skladu s važećim zakonima, možda ćete trebati spojiti recirkulacijsku crpku između završne točke vruće vode i optionalnog recirkulacijskog priključka spremnika. Pogledajte odjeljak "[6.4.4 Crpka KVV-a za trenutačan dovod vruće vode](#)" [▶ 65].



8.1.2 Za provjeru zapremnine vode i brzine protoka

Ako želite biti sigurni da jedinica pravilno radi:

- MORATE provjeriti minimalnu zapremninu vode i minimalnu brzinu protoka.

Minimalna zapremnina vode

Instalacija mora biti izvedena tako da je minimalna količina vode (vidjeti tablicu u nastavku) uvijek dostupna u petlji grijanja/hlađenja prostora jedinice, čak i kada je raspoloživa količina prema jedinici smanjena zbog zatvaranja ventila (uređaja za isijavanje topline, termostatskih ventila itd.) u krugu grijanja/hlađenja prostora. Unutarnji volumen vode vanjske jedinice NE uzima se u obzir za ovaj minimalni volumen vode.


Ako...	Tada minimalna zapremljiva voda iznosi...
Hlađenje	Za EPSX(B)10: 25 l Za EPSX(B)14: 30 l
Operacija grijanja/odmrzavanja	Za EPSX(B)10: 0 l Za EPSX(B)14: 20 l

Instalacija mora biti izvedena tako da je minimalna količina vode od 20 litara uvek dostupna u petlji grijanja/hlađenja prostora jedinice, čak i kada je raspoloživa količina prema jedinici smanjena zbog zatvaranja ventila (uređaja za isijavanje topline, termostatskih ventila itd.) u krugu grijanja/hlađenja prostora. Unutarnji volumen vode vanjske jedinice NE uzima se u obzir za ovaj minimalni volumen vode.



INFORMACIJA

U ekstremnim uvjetima rada ili u prostorijama s velikim toplinskim zahtjevima može biti potrebna dodatna količina vode.



a Zaseban sobni termostat (opcija)

b Zaporni ventil

M1...3 Pojedinačni motorni ventili za upravljanje pojedinom petljom (lokalna nabava)

Minimalna brzina protoka

Provjerite je li u svim uvjetima zajamčena minimalna brzina protoka u instalaciji.

Ako je postupak...	Onda je minimalna brzina protoka...
Rad hlađenja/grijanja, pokretanje/odmrzavanje/rezervnog pomoćnog grijaća	Ono što je potrebno: ▪ Za EPSX(B)10: 22 l/min ▪ Za EPSX(B)14: 24 l/min



NAPOMENA

Kada se optok u svakoj ili određenoj petlji za grijanje prostora kontrolira daljinski upravljanim ventilima, važno je da je osigurana minimalna brzina protoka, čak i ako su svi ventili zatvoreni. U slučaju da se minimalna brzina protoka ne može postići, generirat će se pogreška protoka 7H.

Opis preporučenog postupka potražite pod naslovom "["11.4 Popis provjera tijekom puštanja u rad"](#)" [▶ 166].

8.2 Spajanje cijevi za vodu

8.2.1 Više o priključivanju vodovodnih cijevi

Prije priključivanja vodovodnih cijevi

Unutarnja i vanjska jedinica moraju biti postavljene.

Uobičajeni tijek rada

Priklučivanje vodovodnih cijevi obično se sastoji od sljedećih faza:

- 1 Priklučivanje cijevi za vodu na vanjsku jedinicu.
- 2 Priklučivanje vodovodnih cijevi na unutarnju jedinicu.
- 3 Priklučivanje cjevovoda za recirkulaciju.
- 4 Postavljanje tlačne posude na specijalni priključak.
- 5 Priklučivanje crijeva za pražnjenje na odvod.
- 6 Punjenje kruga vode.
- 7 Punjenje zavojnica izmjenjivača topline unutar spremnika.
- 8 Punjenje spremnika.
- 9 Izolacija cijevi za vodu.

8.2.2 Oprez kod spajanja cjevovoda vode



INFORMACIJA

Također, pročitajte mjere opreza i uvjete navedene u sljedećim poglavljima:

- "2 Opće mjere opreza" [▶ 10]
- "8.1 Priprema vodovodnih cijevi" [▶ 87]

8.2.3 Za spajanje cijevi za vodu



NAPOMENA

NE primjenjujte prekomjernu silu prilikom spajanja lokalnih cijevi i pazite na to da cijevi budu pravilno poravnate. Deformirane cijevi mogu uzrokovati neispravnost jedinice.

Vanjska jedinica



NAPOMENA

O zapornom ventilu s ugrađenim filtrom i protupovratnom ventilu (isporučuje se kao pribor):


- Ventil se obavezno mora postaviti na ulaz za vodu.
- Vodite računa o smjeru protoka ventila.



NAPOMENA

Ugradite ventile za odzračivanje na lokalnim visokim točkama.

- 1 Spojite O-prstenove i zaporni ventil na ulaz za vodu vanjske jedinice. Pazite na smjer protoka.



- a** IZLAZ vode (navojni spoj, muški, 1 1/4")
- b** ULAZ vode (navojni spoj, muški, 1 1/4")
- c** Zaporni ventil s ugrađenim filterom i protupovratni ventil (isporučuje se kao pribor) (navojni spojevi, ženski 1 1/4" – ženski 1 1/4")
- d** Brtviло za navoje (lokalna nabava)

- 2** Spojite lokalne cijevi na zaporni ventil.
- 3** Spojite lokalne cijevi na izlaz za vodu vanjske jedinice.


Unutarnja jedinica

Isporučuje se kao pribor:

1 normalno zatvoren zaporni ventil (zaustavljanje ulaznog curenja) (O-prsten + brza kopča)	Kako bi se spriječio ulazak rashladnog sredstva u unutarnju jedinicu u slučaju curenja rashladnog sredstva u vanjsku jedinicu.
4 zaporna ventila (+ ravne brtve)	Kako bi se olakšao servis i održavanje.

- 1** Instalirajte normalno zatvoreni zaporni ventil (zaustavljanje ulaznog curenja) s O-prstenom i brzom spojnicom. (Spojite ožičenje, pogledajte "9.3.4 Za povezivanje normalno zatvorenog zapornog ventila (zaustavljanje ulaznog curenja)" [▶ 130]).


- 2** Instalirajte zaporne ventile s ravnim brtvama:



- a1** Grijanje/hlađenje prostora – ULAZ vode
- a2** Grijanje/hlađenje prostora – IZLAZ vode


- b1** ULAZ vode iz vanjske jedinice
- b2** IZLAZ vode u vanjsku jedinicu
- d** Zaporni ventil s ravnim brtvama
- M4S** Normalno zatvoreni zaporni ventil (zaustavljanje ulaznog curenja) s brzom spojnicom i O-prstenom

- 3** Instalirajte cjevovod s vodom za kućanstvo koristeći posebne ravne brtve za KVV:




- c1** KVV – ULAZ hladne vode
- c2** KVV - IZLAZ toplice vode
- f** Ravne brtve za KVV

- 4** Instalirajte cjevovod na sljedeći način:



- a1** Grijanje/hlađenje prostora — ULAZ vode (ženski, 1 1/4")
- a2** Grijanje/hlađenje prostora — IZLAZ vode (ženski, 1 1/4")
- b1** ULAZ vode iz vanjske jedinice (ženski, 1 1/4")
- b2** IZLAZ vode u vanjsku jedinicu (ženski, 1 1/4")
- c1** KVV – ULAZ hladne vode (muški, 1")
- c2** KVV - IZLAZ vruće vode (muški, 1")

- 5** Postavite sljedeće komponente (lokalna nabava) na ulazu hladne vode spremnika KVV-a:



- a** Zaporni ventili (preporučeno)
- c1** KVV – ULAZ hladne vode (muški, 1")
- c2** KVV - IZLAZ vruće vode (muški, 1")
- b** Ventil za smanjivanje tlaka (preporučeno)
- c** Nepovratni ventil (preporučeno)
- d** Manometar (preporučeno)
- *e** Ventil za ograničenje tlaka (maks. 10 bar (=1,0 MPa))(obavezno)
- *f** Međulonac (obavezno)
- g** Ekspanzijska posuda (preporučeno)

NEMOJTE prekoračiti maksimalan moment zatezanja (veličina navoja 1", 25-30 N•m). Kako biste spriječili nastanak oštećenja, prikladnim alatom primijenite potreban kontramoment.



NAPOMENA

Ugradite ventile za odzračivanje na lokalnim visokim točkama.



NAPOMENA

Ventil za ograničenje tlaka (lokalna nabava) s maksimalnim tlakom otvaranja 10 bar (=1 MPa) mora se postaviti na ulazni priključak hladne vode za kućanstvo u skladu s primjenjivim zakonima.



NAPOMENA

- Mechanizam za pražnjenje i uređaj za snižavanje tlaka moraju se postaviti na priključak za ulaz hladne vode na spremniku.
- Kako bi se izbjeglo sifoniranje, preporučuje se postavljanje nepovratnog ventila na ulaz vode u spremnik u skladu s važećim zakonima. Uvjerite se da NIJE između ventila za ograničenje tlaka i spremnika.
- Preporučujemo postavljanje ventila za snižavanje tlaka na ulaz hladne vode u skladu s važećim zakonima.
- Preporučujemo postavljanje ekspanzijske posude na ulaz hladne vode u skladu s važećim zakonima.
- Preporučuje se postavljanje ventila za ograničenje tlaka na viši položaj od vrha spremnika. Grijanje spremnika uzrokuje širenje vode pa, ako nije postavljen ventil za ograničenje tlaka, tlak vode u izmjenjivaču topline kućne vruće vode unutar spremnika može narasti iznad tlaka za koji je spremnik predviđen. Ovom visokom tlaku također su podložne lokalne instalacije (cjevovod, slavine, i drugo) priključene na spremnik. Kako bi se to spriječilo, treba postaviti ventil za ograničenje tlaka. Sprečavanje nadtlaka ovisi o pravilnom radu lokalno ugrađenog ventila za ograničenje tlaka. Ako NE radi pravilno, može doći do istjecanja vode. Za potvrdu ispravnog rada potrebno je redovito održavanje.




NAPOMENA

Kako biste izbjegli oštećenja u okolini prouzročena istjecanjem vode, preporučujemo zatvaranje zapornih ventila ulaza kućne hladne vode tijekom odsutnosti.

8.2.4 Za priključivanje dodatnog cjevovoda

Za povezivanje cjevovoda za gravitacijsko pražnjenje

- 1** Instalirajte cjevovod na sljedeći način:




- a** Priključak za gravitacijsko pražnjenje
- b** Priključak za gravitacijsko pražnjenje - ULAZ vode
- c** Priključak za gravitacijsko pražnjenje - IZLAZ vode
- d** Komplet priključka za gravitacijsko pražnjenje (EKECDBCO3A*)

Za priključivanje bivalentnog cjevovoda

U slučaju bivalentne jedinice s izmjenjivač topline unutar spremnika.


- 2** Instalirajte cjevovod na sljedeći način:



- a** Bivalentni – IZLAZ vode (navojni spoj, 1")
- b** Bivalentni – ULAZ vode (navojni spoj, 1")
- c** Ravne brtve za KVV (isporučuju se kao pribor)

8.2.5 Za spajanje ekspanzijske posude

- 1** Spojite ekspanzijsku posudu za sustav grijanja koja je odgovarajućih dimenzija i unaprijed postavljena. Između toplinskog generatora i sigurnosnog ventila ne smije biti nikakvih blokirajući hidrauličkih elemenata.
- 2** Tlačnu posudu postavite na lako dostupno mjesto (zbog održavanja, zamjene dijelova).



- a** Fleksibilno crijevo (isporučuje se kao dodatak)
b Crijevo (lokalna nabava)
c Ekspanzijska posuda (lokalna nabava)

8.2.6 Punjenje sustava grijanja



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA

Tijekom postupka punjenja, voda može procuriti iz bilo kojeg mesta propuštanja i može prouzročiti strujni udar ako dođe u doticaj s dijelovima pod naponom.


- Prije postupka punjenja, prekinite dovod električne energije u jedinicu.
- Nakon prvog punjenja i prije uključivanja jedinice pomoću sklopke za priključivanje na električnu mrežu, provjerite jesu li svi električni dijelovi i priključna mjesta suha.



NAPOMENA

Prilikom punjenja sustava grijanja provjerite tlak vode na vodovodu u kućanstvu. Ako je tlak u vodovodu za kućanstvo veći od 3 bara (= 0,3 MPa), ugradite ventil za smanjenje tlaka i ograničite tlak vode na najviše 3 bara (= 0,3 MPa).

- 1** Spojite crijevo s nepovratnim ventilom (1/2") i vanjskim manometrom (lokalna nabava) na slavinu za vodu i ventil za punjenje i ispusni ventil. Pričvrstite crijevo tako da ne sklizne.



a Crijevo s nepovratnim ventilom (1/2") i vanjskim manometrom (lokalna nabava)
b Ventil za punjenje i ispuštanje
c Slavinza za vodu

- 2 Otvorite slavinu za vodu.
- 3 Otvorite ventil za punjenje i pražnjenje i pratite stanje na manometru.
- 4 Sustav punite vodom sve dok vanjski manometar ne pokaže da je postignut ciljni tlak sustava (visina sustava +2 m; 1 m voden stupac = 0,1 bar). Uvjerite se da se ventil za ograničenje tlaka ne otvara.
- 5 Zatvorite slavinu za vodu. Ventil za punjenje i pražnjenje držite otvorenim u slučaju potrebe ponavljanja postupka punjenja nakon odzračivanja sustava. Pogledajte odjeljak "[11.4.5 Za postupak odzračivanja](#)" [▶ 172].
- 6 Zatvorite ventil za punjenje i pražnjenje i uklonite crijevo s nepovratnim ventilom tek nakon što obavite odzračivanje, a sustav je potpuno napunjen.

8.2.7 Zaštita kruga vode od smrzavanja

O zaštiti od smrzavanja

Smrzavanje može oštetiti sustav. Kako bi se spriječilo zamrzavanje hidrauličkih komponenti, jedinica je opremljena sljedećim:

- Softver je opremljen posebnim funkcijama za zaštitu od smrzavanja, kao što je sprečavanje smrzavanja cijevi za vodu koje uključuju aktiviranje crpke u slučaju niskih temperatura. Međutim, nestane li struje, te funkcije ne mogu osigurati zaštitu.
- Vanjska vanjska jedinica opremljena je s dva tvornički ugrađena ventila za zaštitu od smrzavanja. Ventili za zaštitu od smrzavanja ispuštaju vodu iz vanjska jedinica prije nego što se može zamrznuti i oštetiti jedinicu. Time se sprječava curenje R290 u vanjskoj jedinici. **Napomena:** Tvornički montirani ventili za zaštitu od smrzavanja dizajnirani su za zaštitu vanjska jedinica, a ne terenskih cjevovoda.

Da biste osigurali zaštitu poljskih cjevovoda, instalirajte **dodatni ventili za zaštitu od smrzavanja** na sve najniže točke poljskih cjevovoda. Ove lokalno instalirane ventile za zaštitu od smrzavanja izolirajte na sličan način kao cjevovod za vodu, ali NEMOJTE izolirati ulaz i izlaz (ispust) tih ventila.

Neobavezno, možete instalirati **normalno zatvorene ventile** (nalaze se u zatvorenom prostoru u blizini ulazno/izlaznih točaka cjevovoda). Ovi ventili mogu sprječiti pražnjenje sve vode iz unutarnjih cijevi kada se otvore ventili za zaštitu od smrzavanja. **Napomena:** Normalno zatvoreni zaporni ventil koji se isporučuje kao pribor s unutarnjom jedinicom, a koji se obavezno mora instalirati na unutarnju jedinicu iz sigurnosnih razloga (zaustavljanje ulaznog curenja), NE sprječava pražnjenje unutarnjeg cjevovoda kada se otvore ventili za zaštitu od smrzavanja. Za to su vam potrebni dodatni normalno zatvoreni ventili (opcionalno).



NAPOMENA

Kada su instalirani ventili za zaštitu od smrzavanja, postavite minimalnu zadalu vrijednost hlađenja (zadano=7°C) barem 2°C višu od maksimalne temperature otvaranja ventila za zaštitu od smrzavanja (temperatura otvaranja tvornički montiranih ventila za zaštitu od smrzavanja iznosi 3°C ±1).

Ako postavite minimalnu zadalu vrijednost hlađenja nižu od sigurne vrijednosti (tj. maksimalnu temperaturu otvaranja ventila za zaštitu od smrzavanja + 2°C), riskirate da se ventili za zaštitu od smrzavanja otvore prilikom hlađenja na minimalnu zadalu vrijednost.



INFORMACIJA

Minimalna temperatura izlazne vode izlazi određuje se na temelju postavke [3.11] **Zadana vrijednost pothlađivanja**. Ova granica definira minimum izlazne vode **u sustavu**. Ovisno o vrijednosti ove postavke, minimalna zadana vrijednost TIV-a također će se povećati za 4°C kako bi se omogućila stabilna kontrola prema zadanoj vrijednosti.

Minimalna temperatura izlazne vode iz **u glavnoj zoni** lazi određuje se na temelju postavke [1.20] **Pothlađivanje u krugu vode**, samo u slučaju da je omogućena [3.13.5] **Dvozonski komplet postavljen**. Ova granica definira minimum izlazne vode **u glavnoj zoni**. Ovisno o vrijednosti ove postavke, minimalna zadana vrijednost TIV-a također će se povećati za 4°C kako bi se omogućila stabilna kontrola prema zadanoj vrijednosti.



UPOZORENJE

Dodavanje otopina protiv smrzavanja (npr. glikola) u vodu NIJE dopušteno.


Zaštita od smrzavanja putem ventila za zaštitu od smrzavanja

O ventilima za zaštitu od smrzavanja

Instalaterova je dužnost zaštiti lokalne cijevi od smrzavanja. Koristite ventile za zaštitu od smrzavanja na svim najnižim točkama cjevovoda za odvod vode iz sustava prije nego što se smrzne.

Za postavljanje ventila za zaštitu od smrzavanja


Za zaštitu lokalnih cijevi od smrzavanja ugradite sljedeće dijelove:



a Automatski ulaz zraka

b Ventil za zaštitu od smrzavanja (opcionalno – lokalna nabava)

c Normalno zatvoreni ventili (preporučeno – lokalna nabava)

Dio	Opis
	Automatski ulaz zraka (za dovod zraka) treba postaviti na najvišoj točki. Primjerice, za automatsko odzračivanje.
	Zaštita za lokalne cijevi. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ugradite ventile za zaštitu od smrzavanja: <ul style="list-style-type: none"> - Na svim najnižim točkama lokalnih cijevi. - Na najhladnijem dijelu lokalnog cjevovoda, podalje od izvora topline. - Okomito kako bi se omogućilo pravilno istjecanje vode. - >15 cm iznad poda kako bi se spriječilo blokiranje izlaza vode ledom. Pazite da nema prepreka. - >10 cm udaljene od drugih ventila za zaštitu od smrzavanja. ▪ Spriječite izlaganje ventila za zaštitu od smrzavanja kiši, snijegu i izravnom Sunčevu zračenju. ▪ Ventile za zaštitu od smrzavanja izolirajte na sličan način kao cjevovod za vodu, ali NEMOJTE izolirati ulaz i izlaz (ispust) tih ventila. ▪ NEMOJTE postavljati sifone u lokalni cjevovod. 
	Izolacija vode u kući kada dođe do prekida u napajanju. Normalno zatvoreni ventili (koji se nalaze unutra, u blizini točaka ulaza/izlaza cijevi) mogu sprječiti pražnjenje sve vode iz unutarnjih cijevi kada se otvore ventili za zaštitu od smrzavanja. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kada dođe do prekida u napajanju: normalno zatvoreni ventili zatvaraju se i izoliraju vodu u kući. Ako se otvore ventili za zaštitu od smrzavanja, prazni se samo voda izvan kuće. ▪ U ostalim okolnostima (primjerice: kada je crpka u kvaru): normalno zatvoreni ventili ostaju otvoreni. Ako se otvore ventili za zaštitu od smrzavanja, prazni se i voda unutar kuće.

8.2.8 Za punjenje izmjenjivača topline unutar spremnika

Sljedeći izmjenjivač topline mora biti napunjen vodom prije nego što se napuni spremnik:

- Izmjenjivač topline kućne vruće vode

**NAPOMENA**

Kako biste napunili izmjenjivač topline kućne vruće vode upotrijebite lokalno nabavljeni komplet za punjenje. Pobrinite se za usklađenost s primjenjivim zakonima.

- 1 Otvorite zaporni ventil za dovod hladne vode.

- 2** Otvorite sve slavine za toplu vodu u sustavu kako biste bili sigurni da je protok vode iz slavine najveći mogući.
- 3** Ostavite otvorenima slavine za topлу i hladnu vodu sve dok iz slavina više ne izlazi zrak tijekom odzračivanja.
- 4** Provjerite curi li negdje voda.
- Bivalentni izmjenjivač topline (samo za neke modele)
- 5** Bivalentni izmjenjivač topline napunite vodom spojivši bivalentni krug za grijanje. Ako će bivalentni krug za grijanje biti instaliran u kasnijoj fazi, bivalentni izmjenjivač topline punite crijevom za punjenje sve dok voda ne počne izlaziti iz oba priključka.
- 6** Provedite odzračivanje na bivalentnom krugu za grijanje.
- 7** Provjerite curi li negdje voda.

8.2.9 Za punjenje spremnika




NAPOMENA

Prije nego što ćete moći napuniti spremnik, izmjenjivači topline unutar spremnika moraju se napuniti, pogledajte prethodna poglavљa.

Spremnik napunite vodom pod tlakom <6 bara s brzinom protoka <15 l/min.

Bez ugrađenog solarnog kompletta s gravitacijskim pražnjenjem (opcija)

- 1** Spojite crijevo s nepovratnim ventilom (1/2") na priključak za gravitacijsko pražnjenje.
- 2** Spremnik punite sve dok se voda ne počne prelijevati iz preljevnog priključka.
- 3** Uklonite crijevo.



- a** Priključak za gravitacijsko pražnjenje
- b** Preljevni priključak
- c** Crijevo s nepovratnim ventilom (1/2")

S ugrađenim solarnim kompletom s gravitacijskim pražnjenjem (opcija)

- 1** Kombinirajte komplet za punjenje i pražnjenje (opcija) sa solarnim kompletom za gravitacijsko pražnjenje (opcija) kako biste napunili spremnik.
 - 2** Crijevo s nepovratnim ventilom spojite na komplet za punjenje i pražnjenje.
- Pridržavajte se koraka opisanih u prethodnom poglavljju.

8.2.10 Za izoliranje cijevi za vodu

Sve cijevi u krugu vode MORAJU biti izolirane radi sprečavanja kondenzacije tijekom hlađenja i smanjenja kapaciteta hlađenja i grijanja.

Izolacija vanjskih cijevi za vodu**NAPOMENA**

Vanjske cijevi. Uvjerite se da su vanjske cijevi izolirane prema uputama kako biste se zaštitili od opasnosti.

Za cijevi slobodno postavljene u zraku preporučuje se primjena minimalno one debljine izolacije koja je prikazana u tablici u nastavku ($s \lambda=0,039 \text{ W/mK}$).

Duljina cjevovoda (m)	Minimalna debljina izolacije (mm)
<30	32
30~40	40
40~50	50

Za ostale slučajeve minimalna debljina izolacije može se odrediti uz pomoć alata Hydronic Piping Calculation.

Alat Hydronic Piping Calculation također služi za računanje maksimalne duljine hidroničkih cijevi od unutarnje do vanjske jedinice na temelju pada tlaka u uređaju za isijavanje ili obratno.

Alat Hydronic Piping Calculation dio je sustava Heating Solutions Navigator koji je dostupan na adresi <https://professional.standbyme.daikin.eu>.

Ako ne možete pristupiti sustavu Heating Solutions Navigator, обратите se svom trgovcu.

Ovom preporukom osigurava se dobar rad jedinice, no lokalna se regulativa može razlikovati i obavezno se mora poštovati.

9 Električna instalacija

U ovom poglavlju

9.1	Više o spajanju električnog ožičenja.....	103
9.1.1	Mjere opreza pri spajanju električnog ožičenja	103
9.1.2	Smjernice pri spajanju električnog ožičenja	104
9.1.3	O električnoj sukladnosti.....	106
9.1.4	O napajanju po preferencijalnoj stopi kWh.....	106
9.1.5	Pregled električnih priključaka osim vanjskih aktuatora	107
9.1.6	Priklučci Terenski UI	107
9.2	Priklučci za vanjsku jedinicu	111
9.2.1	Specifikacije standardnih komponenti ožičenja	111
9.2.2	Za spajanje električnog ožičenja na vanjsku jedinicu	112
9.2.3	Za ljepljenje naljepnica "NE ISKLJUČUJTE prekidač strujnog kruga"	115
9.2.4	Za premještanje termistora za zrak na vanjskoj jedinici	115
9.3	Priklučci za unutarnju jedinicu.....	116
9.3.1	Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu.....	119
9.3.2	Za priključivanje glavnog električnog napajanja	125
9.3.3	Za priključivanje električnog napajanja pomoćnog grijачa	128
9.3.4	Za povezivanje normalno zatvorenog zapornog ventila (zaustavljanje ulaznog curenja).....	130
9.3.5	Za priključivanje zapornog ventila	130
9.3.6	Za spajanje crpki (pumpa za vodu i/ili vanjske crpke)	132
9.3.7	Za spajanje signala UKLJUČENO kućne vruće vode	133
9.3.8	Za spajanje izlaza alarma	134
9.3.9	Za spajanje izlaza za UKLJ./ISKLU. grijanja/hlađenja prostora	134
9.3.10	Za spajanje prespojnika na vanjski izvor topline	135
9.3.11	Za priključivanje bivalentnog mimovodnog ventila	136
9.3.12	Postupak spajanja strujomjera	136
9.3.13	Za spajanje sigurnosnog termostata	137
9.3.14	Smart Grid	138
9.3.15	Spajanje WLAN umetka (isporučuje se kao pribor)	143
9.3.16	Za spajanje solarnog ulaza	143
9.3.17	Za spajanje plinomjera	144

9.1 Više o spajanju električnog ožičenja

Prije spajanja električnog ožičenja

Provjerite jesu li spojene cijevi za vodu.

Uobičajeni tijek rada

Priklučivanje električnog ožičenja obično se sastoji od sljedećih faza:

- "9.2 Priklučci za vanjsku jedinicu" [▶ 111]
- "9.3 Priklučci za unutarnju jedinicu" [▶ 116]

9.1.1 Mjere opreza pri spajanju električnog ožičenja



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA



UPOZORENJE

- Sve radove na ožičenju MORA obaviti ovlašteni električar i MORAJU biti u skladu s nacionalnim propisima za električne instalacije.
- Električne priključke spojite na fiksno ožičenje.
- Sve lokalno nabavljene komponente i svi električni radovi MORAJU biti u skladu s važećim zakonima.

**UPOZORENJE**

Za kable napajanja UVIJEK upotrebljavajte višežilni kabel.

**INFORMACIJA**

Također pročitajte mjere opreza i zahtjeve u članku "2 Opće mjere opreza" [▶ 10].

**UPOZORENJE**

- Ako N-faza napajanja nedostaje ili je pogrešna, može doći do kvara na opremi.
- Uspostavite pravilno uzemljenje. NE uzemljujte jedinicu na vodovodnu cijev, stabilizator napona ili uzemljenje telefona. Nepotpuno uzemljenje može prouzročiti strujne udare.
- Postavite potrebne osigurače ili prekidače.
- Električno ožičenje učvrstite kabelskim vezicama tako da kabeli NE dođu u kontakt s oštrim rubovima ili cijevima, osobito na strani visokog tlaka.
- NE upotrebljavajte obložene žice, produžne kable ili priključke sa zvjezdastog sustava. Mogu prouzročiti pregrijavanje, strujne udare ili požar.
- NE postavljajte kondenzator za brzanje u fazi, budući da je ova jedinica opremljena inverterom. Kondenzator za brzanje u fazi smanjiće performanse i može prouzročiti nezgode.

**OPREZ**

NE gurajte i NE postavljajte predugi kabel u jedinicu.

**NAPOMENA**

Udaljenost između visokonaponskog i niskonaponskog kabela mora iznositi najmanje 50 mm.

**INFORMACIJA**

Prilikom instaliranja opcionalnih kabela ili kabela nabavljenih lokalno, pobrinite se za odgovarajuću dužinu kabela. To će omogućiti otvaranje razvodne kutije i pristup drugim komponentama tijekom servisiranja.

**UPOZORENJE**

Ako je oštećen kabel za napajanje, MORA ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili slične stručne osobe kako bi se izbjegle opasnosti.

9.1.2 Smjernice pri spajanju električnog ožičenja


**NAPOMENA**

Preporučujemo uporabu punih (jednožilnih) žica. Ako se koriste upletene žice, lagano usučite žičice vodiča kako biste učvrstili kraj vodiča ili za izravnu upotrebu u stezaljci ili za umetanje u okruglu stopicu na gnječenje.

Za pripremu instalacije vodiča od upletene žice


Postupak 1: Sukanje žice

- 1 Skinite izolaciju (20 mm) sa žica.
- 2 Malo usučite kraj vodiča da dobijete spoj "kao s punom žicom".



Postupak 2: Koristeći kabelsku stopicu s rupom za vijak (preporučeno)

- 1 Skinite izolaciju sa žica i malo usućite krajeve svake žice.
- 2 Na usukani vrh žice stavite okruglu kabelsku stopicu na gnječenje. Okrugli priključak postavite na žicu sve do pokrivenog dijela pa ga pričvrstite odgovarajućim alatom.



Za ugradnju žica primjenite sljedeće metode:

Tip žice	Način postavljanja
Jednožilna žica Ili Upletena žica vodiča usukana za spoj "kao s punom žicom"	<p>a Žica s ušicom za vijak (puna žica ili usukana upletena žica) b Vijak c Ravna podloška</p>
Upletena žica vodiča s okruglom kabelskom stopicom	<p>a Priključak b Vijak c Ravna podloška ✓ Dopršteno ✗ NIJE dopršteno</p>

Momenti pritezanja

Vanjska jedinica:

Stavka	Moment zatezanja (N•m)
X1M (M5)	2,45 ±10%
X2M (M3.5)	0,88 ±10%
M4 (uzemljenje)	1,31 ±10%

Unutarnja jedinica:

Stavka	Moment zatezanja (N•m)
M3,5 (X42M, X43M, X44M, X45M)	0,88 ±10%
M4 (X40M, X41M)	1,47 ±10%
M4 (uzemljenje)	1,47 ±10%

9.1.3 O električnoj sukladnosti

Samo za EPSK06~10A▲V3▼

Oprema zadovoljava normu EN/IEC 61000-3-12 (Europski/međunarodni tehnički standard koji propisuje ograničenje za harmonične struje proizvedene opremom koja je priključena na sustav javne niskonaponske mreže s ulaznom strujom $>16\text{ A}$ i $\leq 75\text{ A}$ po fazi.).

Samo za pomoći grijач unutarnje jedinice

Pogledajte odjeljak "9.3.3 Za priključivanje električnog napajanja pomoćnog grijaća" [▶ 128].

9.1.4 O napajanju po preferencijalnoj stopi kWh

Elektrodistribucijska poduzeća u svijetu nastoje osigurati uslugu pouzdane opskrbe električnom energijom po konkurentnim cijenama i često su ovlaštene kupcima obračunavati potrošnju po jeftinijim tarifnim modelima. Npr. dnevnim vremenskim ili sezonskim tarifama. U Njemačkoj i Austriji je to tzv. Wärmepumpentarif (tarifa za toplinske crpke)...

Ova oprema može se spojiti na takve sustave električnog napajanja po preferencijalnoj stopi kWh.

Posavjetujte se s elektrodistribucijskim poduzećem koje djeluje kao isporučitelj na području gdje će uređaji biti postavljeni da biste doznali je li prikladno spajati opremu po nekom od dostupnih sustava napajanja po preferencijalnoj stopi kWh, ako postoje.

Kada se oprema priključi na takav sustav napajanja po preferencijalnoj stopi kWh, elektrodistribucijsko poduzeće ima dopuštenje da:

- u svakom trenutku ta trošila isključi na određeno vrijeme;
- zahtijeva da uređaji troše SAMO ograničenu količinu električne energije tijekom određenog razdoblja.

Unutarnja jedinica konstruirana je za primanje ulaznog signala putem kojeg se prebacuje u način prisilnog isključivanja. U tom trenutku kompresor vanjske jedinice NEĆE raditi.

Ožičenje prema jedinici razlikuje se ovisno o tome je li napajanje prekinuto ili NIJE.

9.1.5 Pregled električnih priključaka osim vanjskih aktuatora

Električno napajanje po normalnoj stopi kWh	Električno napajanje po preferencijalnoj stopi kWh	
	Napajanje je prekinuto	Napajanje NIJE prekinuto
	<p>Tijekom aktivacije napajanja po preferencijalnoj stopi kWh, elektrodistributer odmah ili nakon nekog vremena prekida napajanje. U ovom slučaju unutarnju jedinicu mora napajati zasebno normalno napajanje.</p> <p>Primjedba: Elektrodistributer uvijek mora omogućiti potrošnju energije unutarnje jedinice.</p>	<p>Tijekom aktivacije napajanja po preferencijalnoj stopi kWh, napajanje NIJE prekinuto. Vanjska jedinica isključuje se s pomoću kontrole.</p> <p>Primjedba: Elektrodistributer uvijek mora omogućiti potrošnju energije unutarnje jedinice.</p>

- a** Električno napajanje po normalnoj stopi kWh
- b** Električno napajanje po preferencijalnoj stopi kWh
- 1** Električno napajanje vanjske jedinice
- 2** Spojni kabel prema unutarnjoj jedinici
- 3** Električno napajanje pomoćnog grijачa
- 4** Napajanje po preferencijalnoj stopi kWh (beznaponski kontakt)
- 5** Električno napajanje unutarnje jedinice




9.1.6 Priključci Terenski UI


Prilikom povezivanja električnog ožičenja, za određene komponente možete odabrati koje ćete priključne zatike koristiti. Nakon povezivanja morate reći korisničkom sučelju koje ste terminalne pinove koristili tako da odgovaraju vašem rasporedu sustava:

- Poželjno, preko krušnih mrvica u [13]Terenski UI.
- Alternativno, putem kodova polja (pogledajte tablicu postavki polja u referentnom vodiču za instalaciju).

1

Izaberite koje ćete priključne zatike koristiti za koju komponentu.

1a	<p>U slučaju ulaza Terenski UI:</p> <p>Odaberite između standardnih mogućnosti (1 2 3 4 5) kao što je prikazano u odgovarajućim temama "9.3 Priključci za unutarnju jedinicu" [▶ 116] i u dodatku za opcionalnu opremu). Primjerice:</p> 
1b	<p>U slučaju izlaza Terenski UI:</p> <p>Imate više opcija.</p>
1b.1	<p>Opcija 1 (poželjna) moguća je samo ako radna i/ili uklopna struja spojene komponente NE prelazi maksimalnu radnu struju i/ili uklopnu struju priključaka kako je navedeno u odgovarajućoj temi):</p> <p>Odaberite između standardnih mogućnosti (1 2 3 4) kao što je prikazano u odgovarajućim temama "9.3 Priključci za unutarnju jedinicu" [▶ 116] i u dodatku za opcionalnu opremu). Primjerice:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maksimalna radna struja i/ili uklopna struja odgovarajućih priključaka = 0,3 A ▪ Maksimalna radna struja i/ili uklopna struja spojene komponente je $\leq 0,3$ A 
1b.2	<p>Opcija 2 (u slučaju da radna struja i/ili uklopna struja spojene komponente premašuje maksimalnu radnu struju i/ili uklopnu struju priključaka kako je navedeno u odgovarajućoj temi):</p> <p>Odaberite između standardnih mogućnosti (1 2 3 4) kao što je prikazano u odgovarajućim temama "9.3 Priključci za unutarnju jedinicu" [▶ 116] i u knjižici s dodacima za opcionalnu opremu), ali umjesto izravnog povezivanja s komponentom, instalirajte relaj (lokalno napajanje) s vanjskim napajanjem izvan razvodne kutije između. Primjerice:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maksimalna radna struja i/ili uklopna struja odgovarajućih priključaka = 0,3 A ▪ Maksimalna radna struja i/ili uklopna struja spojene komponente je $> 0,3$ A 

1b.3	Opcija 3: Alternativno, umjesto da izaberete jednu od standardnih mogućnosti (1 2 3 4), možete koristiti priključne zatike ostalih Terenski UI izlaza. Međutim, također morate provjeriti premašuje li radna struja i/ili uklopna struja spojene komponente maksimalnu radnu struju i/ili uklopnu struju terminala kako je navedeno u odgovarajućoj temi. Ako premašuje, morate instalirati relej između (slično Opciji 2).						
2	Recite korisničkom sučelju koje ste priključne zatike koristili za koju komponentu.						
2.1	Idite na [13] Terenski UI.						
2.2	Odaberite korištene redne stezaljke. Rezultat: Prikazan je ekran s priključcima na tim rednim stezaljkama. Primjerice: 						
2.3	Na lijevoj strani, odaberite korištene priključne zatike.						
2.4	Na desnoj strani, odaberite priključenu komponentu: <ul style="list-style-type: none">▪ Terenski UIulazi (vidi tablicu ispod)▪ Terenski UIizlazi (vidi tablicu ispod)						
2.5	Odredite gdje logički sklop mora biti obratan: Napomena: ne mogu se svi terminali/povezane opcije preokrenuti. Ako je odabir moguć ili ne, vidljiv je u [13]Terenski UI. <table border="1" data-bbox="509 1417 1487 1554"><thead><tr><th>Ako je komponenta...</th><th>Zatim postavite...</th></tr></thead><tbody><tr><td>Radni kontakt</td><td>Invertiraj = ISKLJUČENO</td></tr><tr><td>Mirni kontakt</td><td>Invertiraj = UKLJUČENO</td></tr></tbody></table>	Ako je komponenta...	Zatim postavite...	Radni kontakt	Invertiraj = ISKLJUČENO	Mirni kontakt	Invertiraj = UKLJUČENO
Ako je komponenta...	Zatim postavite...						
Radni kontakt	Invertiraj = ISKLJUČENO						
Mirni kontakt	Invertiraj = UKLJUČENO						

Terenski UI ulazi

Ako je priključena komponenta...	Zatim odaberite Funkcija = ...
Daljinski vanjski osjetnik. Pogledajte knjižicu s dodacima za opcionalnu opremu (i "9.3 Priključci za unutarnju jedinicu" [▶ 116]).	Vanjski osjetnik za otvoren prostor
Daljinski unutarnji osjetnik. Pogledajte knjižicu s dodacima za opcionalnu opremu (i "9.3 Priključci za unutarnju jedinicu" [▶ 116]).	Vanjski osjetnik za unutarnji prostor

Ako je priključena komponenta...	Zatim odaberite Funkcija = ...
Smart Grid kontakti.	HV/LV Pametna mreža Kontakt 1
Pogledajte odjeljak " 9.3.14 Smart Grid " [▶ 138].	HV/LV Pametna mreža Kontakt 2
Kontakt napajanja po preferencijalnoj stopi kWh. Pogledajte odjeljak " 9.3.2 Za priključivanje glavnog električnog napajanja " [▶ 125].	HP tarifa Kontakt
Sigurnosni termostati za jedinicu. Pogledajte odjeljak " 9.3.13 Za spajanje sigurnosnog termostata " [▶ 137].	Jedinica sigurnosnog termostata
Kontakt brojila Smart Grid. Pogledajte odjeljak " 9.3.14 Smart Grid " [▶ 138].	Kontakt pametnog mjerača

Terenski UI izlazi

Ako je priključena komponenta...	Zatim odaberite Funkcija = ...
Zaporni ventili za glavnu zonu i dodatnu zonu. Pogledajte " 9.3.5 Za priključivanje zapornog ventila " [▶ 130]	Zaporni ventil glavne zone Zaporni ventil dodatne zone
Izlaz alarma. Pogledajte odjeljak " 9.3.8 Za spajanje izlaza alarma " [▶ 134].	Alarm
Prebacivanje na vanjski izvor topline. Pogledajte odjeljak " 9.3.10 Za spajanje prespojnika na vanjski izvor topline " [▶ 135].	Vanjski izvor topline
Bivalentni mimovodni ventil. Pogledajte odjeljak " 9.3.11 Za priključivanje bivalentnog mimovodnog ventila " [▶ 136].	Bivalentni mimovodni ventil
Izlaz rada hlađenja/grijanja prostora UKLUČEN/ISKLJUČEN za glavnu zonu ili dodatnu zonu. Pogledajte odjeljak " 9.3.9 Za spajanje izlaza za UKLJ./ISKLJ. grijanja/hlađenja prostora " [▶ 134].	Način rada s hlađenjem/ grijanjem
Konvektori toplinske crpke. Pogledajte knjižicu s dodacima za optionalnu opremu (i " 9.3 Priključci za unutarnju jedinicu " [▶ 116]).	

Ako je priključena komponenta...	Zatim odaberite Funkcija = ...
Crpka KVV-a i dodatne vanjske crpke. Pogledajte odjeljak " 9.3.6 Za spajanje crpki (pumpa za vodu i/ili vanjske crpke) " [▶ 132].	Crpka KVV Sekundarna crpka H/G Vanj. glavna crpka H/G Vanj. dod. crpka H/G
Signal za UKLJUČENU KVV. Pogledajte odjeljak " 9.3.7 Za spajanje signala UKLJUČENO kućne vruće vode " [▶ 133].	Signal uključivanja KVV-a

9.2 Priključci za vanjsku jedinicu

Stavka	Opis
Napajanje	Pogledajte odjeljak " 9.2.2 Za spajanje električnog ožičenja na vanjsku jedinicu " [▶ 112].
Spojni kabel	
(Opcionalno) Grijач odvodne cijevi	
Naljepnice "NE ISKLJUČUJTE prekidač strujnog kruga"	Pogledajte odjeljak " 9.2.3 Za ljepljenje naljepnica "NE ISKLJUČUJTE prekidač strujnog kruga" " [▶ 115].
Termistor za zrak	Pogledajte odjeljak " 9.2.4 Za premještanje termistora za zrak na vanjskoj jedinici " [▶ 115].

9.2.1 Specifikacije standardnih komponenti ožičenja


Komponenta	V3	W1
Kabel za strujno napajanje	MCA ^(a) Napon Faza Frekvencija Veličina žice	24,2 A 220-240 V 1~ 50 Hz MORA biti u skladu s nacionalnim zakonima o električnim instalacijama. Veličina žice ovisi o struji, no ne manja od 2,5 mm ²
		3-žilni kabel 5-žilni kabel
Kabel za povezivanje (unutarnja ↔ vanjska jedinica)	Napon Veličina žice	220-240 V Upotrebjavajte samo sukladnu žicu koja pruža dvostruku izolaciju i prikladna je za primjenjivi napon. 4-žilni kabel Minimalno 1,5 mm ²

Komponenta	V3	W1
(Opcionalno) Kabel grijajuća odvodne cijevi	3-žilni kabel 0,75 mm ² MORA biti dvostruko izoliran. Maksimalna dopuštena snaga za grijajuća odvodne cijevi = 115 W (0,5 A)	
Preporučeni vanjski osigurač	25 A, krivulja C	16 A, krivulja C
Prekidač dozemnog spoja	30 mA – MORA biti u skladu s nacionalnim zakonima o električnim instalacijama MORA biti kompatibilan s harmoničnim strujama koje proizvodi jedinica	

^(a) MCA=minimalna jakost struje u krugu. Navedene su vrijednosti maksimalne vrijednosti (točne vrijednosti pronaći ćete u podacima o električnom sustavu kombinacije s vanjskim jedinicama).


9.2.2 Za spajanje električnog ožičenja na vanjsku jedinicu

- 1 Skinite poklopac i držać žice.



- 2 Spojite ožičenje (pogledajte preglede ožičenja u nastavku):

- Napajanje (1N~ ili 3N~).
- Kabel za povezivanje (unutarnja↔vanjska jedinica)
- (Opcionalno) Grijajuća odvodna cijevi. Vodite računa o tome da se grijajući element grijajuća odvodne cijevi nalazi sasvim unutar odvodne cijevi. Pričvrstite kabel kabelskom vezicom za nožicu jedinice.




a Kabel grijaca odvodne cijevi
b Odvodna cijev


3 Ponovno pričvrstite držać žice i poklopac.

- Provjerite da se žice NE odvajaju laganim povlačenjem.
- Dobro učvrstite držać žice kako biste izbjegli vanjsko naprezanje na završetcima žice.

Pregled ožičenja: V3 modeli (1N~)



Pregled ožičenja: W1 modeli (3N~)




Legenda pregleda ožičenja


(vidi također "9.2.1 Specifikacije standardnih komponenti ožičenja" [▶ 111])

a	Kabel za povezivanje (unutarnja↔vanjska jedinica)
b	(Opcionalno) Kabel grijaca odvodne cijevi
c1	Kabel za napajanje u slučaju V3 modela (1N~)
c2	Kabel za napajanje u slučaju W1 modela (3N~)
d	Zadržać žice
E1H	Grijac odvodne cijevi
F1U	Terenski osigurač
Q1DI	Prekidač dozemnog spoja

9.2.3 Za ljepljenje naljepnica "NE ISKLJUČUJTE prekidač strujnog kruga"




Da biste upozorili korisnika, zalijepite naljepnice "NE ISKLJUČUJTE prekidač strujnog kruga" u električni ormar i što bliže prekidačima strujnog kruga toplinske crpke. Na naljepnici popunite referentni broj prekidača strujnog kruga kako biste osigurali maksimalnu jasnoću.



- a** Naljepnica za prekidač strujnog kruga na vanjskoj jedinici
- b** Naljepnica za prekidač strujnog kruga na unutarnjoj jedinici (samo u slučaju električnog napajanja po preferencijalnoj stopi kWh)
- c** Referentni broj prekidača strujnog kruga u električnom ormaru

9.2.4 Za premještanje termistora za zrak na vanjskoj jedinici

Ovaj postupak treba provesti samo u područjima s niskom temperaturom okoline.



9.3 Priključci za unutarnju jedinicu

Stavka	Opis
Napajanje (glavno)	Pogledajte odjeljak "9.3.2 Za priključivanje glavnog električnog napajanja" [▶ 125].
Napajanje (pomoćni grijач)	Pogledajte "9.3.3 Za priključivanje električnog napajanja pomoćnog grijacha" [▶ 128]
Normalno zatvoreni zaporni ventil (zaustavljanje ulaznog curenja)	Pogledajte "9.3.4 Za povezivanje normalno zatvorenog zapornog ventila (zaustavljanje ulaznog curenja)" [▶ 130]
Zaporni ventil	Pogledajte odjeljak "9.3.5 Za priključivanje zapornog ventila" [▶ 130].
Kućna pumpa za vodu ili vanjske pumpe	Pogledajte "9.3.6 Za spajanje crpki (pumpa za vodu i/ili vanjske crpke)" [▶ 132]
Signal UKLJUČIVANJA kućne vruće vode	Pogledajte "9.3.7 Za spajanje signala UKLJUČENO kućne vruće vode" [▶ 133]
Izlaz alarma	Pogledajte odjeljak "9.3.8 Za spajanje izlaza alarma" [▶ 134].
Kontrola hlađenja/grijanja prostora	Pogledajte odjeljak "9.3.9 Za spajanje izlaza za UKLJ./ISKLJ. grijanja/hlađenja prostora" [▶ 134].
Prebacivanje na kontrolu vanjskog izvora topline	Pogledajte odjeljak "9.3.10 Za spajanje prespojnika na vanjski izvor topline" [▶ 135].
Bivalentni mimovodni ventil	Pogledajte "9.3.11 Za priključivanje bivalentnog mimovodnog ventila" [▶ 136]
Strujomjeri	Pogledajte odjeljak "9.3.12 Postupak spajanja strujomjera" [▶ 136].
Sigurnosni termostat	Pogledajte odjeljak "9.3.13 Za spajanje sigurnosnog termostata" [▶ 137].
Smart Grid	Pogledajte odjeljak "9.3.14 Smart Grid" [▶ 138].
Umetak za WLAN	Pogledajte "9.3.15 Spajanje WLAN umetka (isporučuje se kao pribor)" [▶ 143].
Solarni ulaz	Pogledajte odjeljak "9.3.16 Za spajanje solarnog ulaza" [▶ 143].
Plinomjer	Pogledajte "9.3.17 Za spajanje plinomjera" [▶ 144]
Sobni termostat (žičani ili bežični)	<p> Pogledajte tablicu u nastavku.</p> <p> Žice: 0,75 mm² Maksimalna jakost struje za rad: 100 mA</p> <p> Za glavnu zonu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ [1.12] Kontrola ▪ [1.13] Vanjski sobni termostat Za dodatnu zonu: <ul style="list-style-type: none"> ▪ [2.12] Kontrola ▪ [2.13] Vanjski sobni termostat </p>

Stavka	Opis
Konvektor toplinske crpke	 <p>Mogući su različiti kontroleri i postavi za konvektore toplinske crpke. Ovisno o postavu, implementirajte i relej (lokalna nabava, pogledajte knjižicu s dodacima za opcionalnu opremu). Više podataka potražite na stranici:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Priručnik za postavljanje konvektora toplinske crpke ▪ Priručnik za postavljanje opcija konvektora toplinske crpke ▪ Knjižica s dodacima za opcionalnu opremu
	 <p>Žice: 0,75 mm² Maksimalna jakost struje za rad: 100 mA Ovo je Terenski UI izlazni priključak. Pogledajte odjeljak "9.1.6 Priklučci Terenski UI" [▶ 107].</p>
	 <p>[13] Terenski UI (Način rada s hlađenjem/grijanjem) Za glavnu zonu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ [1.12] Kontrola ▪ [1.13] Vanjski sobni termostat <p>Za dodatnu zonu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ [2.12] Kontrola ▪ [2.13] Vanjski sobni termostat
Daljinski vanjski osjetnik	 <p>Pogledajte:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Priručnik za postavljanje daljinskog vanjskog osjetnika ▪ Knjižica s dodacima za opcionalnu opremu
	 <p>Žice: 2×0,75 mm² Ovo je Terenski UI ulazni priključak. Pogledajte odjeljak "9.1.6 Priklučci Terenski UI" [▶ 107].</p>
	 <p>[13] Terenski UI (Vanjski osjetnik za otvoren prostor) [5.22] Pomak vanjskog osjetnika temperature u okolini</p>

Stavka	Opis	
Daljinski unutarnji osjetnik		Pogledajte: <ul style="list-style-type: none">▪ Priručnik za postavljanje daljinskog unutarnjeg osjetnika▪ Knjižica s dodacima za opcionalnu opremu
		Žice: 2x0,75 mm ² Ovo je Terenski UI ulazni priključak. Pogledajte odjeljak " 9.1.6 Priključci Terenski UI " [▶ 107].
		[13] Terenski UI (Vanjski osjetnik za unutarnji prostor) [1.33] Pomak vanjskog osjetnika za unutarnji prostor
Sučelje za upravljanje ugodnošću		Pogledajte: <ul style="list-style-type: none">▪ Priručnik za postavljanje i rukovanje sučeljem za upravljanje ugodnošću▪ Knjižica s dodacima za opcionalnu opremu
		Žice: 2x(0,75~1,25 mm ²) Maksimalna duljina: 500 m
		[1.12] Kontrola [1.38] Pomak sobnog osjetnika
Dvozonski komplet		Pogledajte: <ul style="list-style-type: none">▪ Priručnik za postavljanje dvozonskog kompleta▪ Knjižica s dodacima za opcionalnu opremu
		Upotrijebite kabel isporučen uz dvozonski komplet.
		[3.13.5] Dvozonski komplet postavljen



za sobni termostat (žičani ili bežični):

U slučaju...	Pogledajte...
Bežični sobni termostat	<ul style="list-style-type: none">▪ Priručnik za postavljanje bežičnog sobnog termostata▪ Knjižica s dodacima za opcionalnu opremu
Žični sobni termostat bez višezonske osnovne jedinice	<ul style="list-style-type: none">▪ Priručnik za postavljanje žičnog sobnog termostata▪ Knjižica s dodacima za opcionalnu opremu

U slučaju...	Pogledajte...
Žični sobni termostat s višezonskom osnovnom jedinicom	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Priručnik za postavljanje žičnog sobnog termostata (digitalnog ili analognog) + višezonske osnovne jedinice ▪ Knjižica s dodacima za opcionalnu opremu ▪ U ovom slučaju: <ul style="list-style-type: none"> - Trebate priključiti žični sobni termostat (digitalni ili analogni) na višezonsku osnovnu jedinicu - Trebate priključiti višezonsku osnovnu jedinicu na vanjsku jedinicu - Za hlađenje/grijanje trebate implementirati i relej (lokalna nabava, pogledajte knjižicu s dodacima za opcionalnu opremu)


9.3.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu

Posebna napomena: Svi kabeli koji će se spojiti na razvodnu kutiju ECH₂O moraju se pričvrstiti uz primjenu rasterećenja od naprezanja.


Zbog lakšeg pristupanja samoj razvodnoj kutiji i provođenju kabela, razvodnu kutiju moguće je sniziti (pogledajte "7.2.5 Za otvaranje unutarnje jedinice" [▶ 76]).

**NAPOMENA**


Ako je razvodna kutija snižena u servisni položaj dok se izvodi postavljanje električne instalacije, potrebno je razmotriti primjenu kabela odgovarajuće veće duljine. Kabeli u normalnom položaju su veće duljine nego u servisnom položaju.


**Držač kabela za rasterećenje od naprezanja**

Instalirajte kabel s kabelskim pričvršćenjem i kabelskom vezicom na gornjem dijelu razvodne kutije kako slijedi:




Nije dopušteno spajati kabele na terminale dok se montažna ploča za terminale nalazi u servisnom položaju.




Usmjeravanje kabela

- ① Ulazak u jedinicu
- ② Smanjenje naprezanja (kabelske vezice)
- ③ Ulaz u razvodnu kutiju + smanjene naprezanja (kabelske vezice ili kabelske uvodnice)
- ④ Razvodna kutija gledana sprijeda (redne stezaljke i tiskane ploče)


Slijedite kabelsku rutu ②:



Slijedite kabelsku rutu ⑤ → ⑥ → ⑦:




Redne stezaljke (SWB1)



#	Kabel	Redne stezaljke
A	Niskonaponske opcije: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Preferencijalni kontakt napajanja (lokalna nabava) ▪ Sučelje za upravljanje ugodnošću (dodatni komplet) ▪ Osjetnik vanjske temperature okoline (dodatni komplet) ▪ Osjetnik unutarnje temperature okoline (dodatni komplet) ▪ Strujomjeri (lokalna nabava) ▪ Sigurnosni termostat (lokalna nabava) ▪ Smart Grid (niskonaponski kontakti) (lokalna nabava) ▪ Dvozonski komplet za miješanje (opcionalni komplet) ▪ Solarni ulaz (lokalna nabava) ▪ Plinomjer (lokalna nabava) 	X44M+ X45M
B	Glavno napajanje	X40M
	Spojni kabel	X40M
	Napajanje pomoćnog grijача	X41M

#	Kabel	Redne stezaljke
C	Visokonaponske opcije: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Konvektor toplinske crpke (dodatni komplet) ▪ Sobni termostat (dodatni komplet) ▪ Zaporni ventil (lokalna nabava) ▪ Crpka kućne vruće vode + dodatne vanjske crpke (lokalna nabava) ▪ Signal UKLJUČIVANJA kućne vruće vode (lokalna nabava) ▪ Izlaz alarma (lokalna nabava) ▪ Prebacivanje na kontrolu vanjskog izvora topline (lokalna nabava) ▪ Bivalentni mimovodni ventil (lokalna nabava) ▪ Kontrola rada grijanja/hlađenja prostora (lokalna nabava) ▪ Smart Grid (visokonaponski kontakti) (opcionalni komplet) 	X42M + X43M

Tiskane pločice (unutar razvodne kutije):

Razvodna kutija	Tiskana pločica
SWB1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A1P: Tiskana pločica modula za vodu ▪ A5P: Tiskana pločica napajanja ▪ A11P: Tiskana pločica sučelja
SWB2	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A6P: Tiskana pločica višekoračnog pomoćnog grijaća ▪ Q1L: Toplinska zaštita pomoćnog grijaća

**INFORMACIJA**

Prilikom instaliranja opcionalnih kabela ili kabela nabavljenih lokalno, pobrinite se za odgovarajuću dužinu kabela. To će omogućiti uklanjanje/premještanje razvodne kutije i pristup drugim komponentama tijekom servisiranja.

**OPREZ**

NE gurajte i NE postavljajte predugi kabel u jedinicu.



9.3.2 Za priključivanje glavnog električnog napajanja

U ovoj temi opisana su 2 moguća načina priključivanja glavnog električnog napajanja:


- U slučaju unutarnje jedinice napajane odvojeno:
 - s električnim napajanjem po normalnoj stopi kWh
 - s električnim napajanjem po preferencijalnoj stopi kWh
- U slučaju unutarnje jedinice koja se napaja iz vanjske jedinice

U slučaju unutarnje jedinice napajane odvojeno (Standard):**Specifikacije komponenti ožičenja**

Električno napajanje po normalnoj stopi kWh za unutarnju jedinicu (= glavno napajanje)	
Maksimalna jakost struje za rad	6,3 A
Napon	220-240 V
Faza	1~
Frekvencija	50 Hz
Veličina žice	MORA biti u skladu s nacionalnim zakonima o električnim instalacijama. Veličina žice ovisi o struci, no ne manja od 1,5 mm ² 3-žilni kabel
Preporučeni vanjski osigurač	6 A
Prekidač dozemnog spoja	MORA biti u skladu s nacionalnim zakonima o električnim instalacijama


S električnim napajanjem po normalnoj stopi kWh

	b	<p>Spojni kabel</p> <p>Napajanje unutarnje jedinice (= glavno napajanje)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Slijedite kabelsku rutu b u "9.3.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [▶ 119]. Žice: (3+GND)×1,5 mm² <ul style="list-style-type: none"> Slijedite kabelsku rutu b u "9.3.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [▶ 119]. Žice: 1N + GND F2B: Osigurač za nadstrujnu zaštitu (lokalna nabava) Q2DI: Prekidač dozemnog spoja (lokalna nabava)

S električnim napajanjem po preferencijalnoj stopi kWh

	a	Kontakt napajanja po preferencijalnoj stopi kWh (S1S)	<ul style="list-style-type: none"> Slijedite kabelsku rutu a u "9.3.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [▶ 119]. Žice: $2 \times (0,75 \sim 1,25 \text{ mm}^2)$ Maksimalna duljina: 50 m. Kontakt napajanja po preferencijalnoj stopi kWh: detekcija 16 V DC (napon isporučuje tiskana pločica). Kontakt bez napona omogućuje najmanje primjenjivo opterećenje od 15 V DC, 10 mA. Ovo je Terenski UI ulazni priključak. Pogledajte odjeljak "9.1.6 Priklučci Terenski UI" [▶ 107].
	b	Spojni kabel	<ul style="list-style-type: none"> Slijedite kabelsku rutu b u "9.3.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [▶ 119]. Žice: $(3+GND) \times 1,5 \text{ mm}^2$
		Napajanje unutarnje jedinice (= glavno napajanje)	<ul style="list-style-type: none"> Slijedite kabelsku rutu b u "9.3.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [▶ 119]. Žice: 1N + GND F2B: Osigurač za nadstrujnu zaštitu (lokalna nabava) Q2DI: Prekidač dozemnog spoja (lokalna nabava)
			<ul style="list-style-type: none"> [13] Terenski UI (HP tarifa Kontakt) [5.25.1] Način rada (Tarifa toplinske crpke)

U slučaju unutarnje jedinice koja se napaja iz vanjske jedinice



	b	Spojni kabel (= glavno električno napajanje)	<ul style="list-style-type: none"> Slijedite kabelsku rutu b u "9.3.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [▶ 119]. Žice: (3+GND)×1,5 mm²
	X11Y		<ul style="list-style-type: none"> Odvojite X11Y od X11YA. Spojite X11Y na X11YB.
	—		

9.3.3 Za priključivanje električnog napajanja pomoćnog grijajuća



UPOZORENJE

Pomoći grijajuč MORA imati namjenski izvor napajanja i MORA biti zaštićen sigurnosnim uređajima u skladu s primjenjivim zakonodavstvom.



OPREZ

Kako bi se zajamčilo da je jedinica potpuno uzemljena, UVIJEK spojite napajanje pomoćnog grijajuća i vod uzemljenja.



NAPOMENA

Ako se pomoći grijajuč ne napaja, tada:


- Grijanje prostora i zagrijavanje spremnika nije dopušteno.
- Generirana je pogreška AA-01 (Pregrijavanje pomoćnog grijajuća ili kabel napajanja PG-a nije povezan).




NAPOMENA

Izlaz rezervnog grijajuća ovisi o ožičenju i odabiru u korisničkom sučelju. Provjerite odgovara li napajanje odabiru u korisničkom sučelju.

Mogući rasporedi u slučaju modela višekoračnog pomoćnog grijajuća od 9 kW





	b	Slijedite kabelsku rutu B u "9.3.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [▶ 119].
	F1B	Osigurač za nadstrujnu zaštitu (lokalna nabava). Ocjena u tablicama.
	Q1DI	Prekidač dozemnog spoja (lokalna nabava)
	[5.5] Rezervni grijajući	


Specifikacije komponenti ožičenja

Komponenta	RASPORED	
	A	B
Napajanje		
Napon	390-410 V	220-240 V
Snaga	9 kW	6 kW
Nazivna struja	13 A	13 A
Faza	3N~	1N~
Frekvencija	50 Hz	
Veličina žice	MORA biti u skladu s nacionalnim zakonima o električnim instalacijama Veličina žice temelji se na struci, ali minimalno 2,5 mm ² 5-žilni kabel 3L+N+GND 2L+2N+GND	
Preporučeni osigurač za nadstrujnu zaštitu	4-polni 16 A	
Prekidač dozemnog spoja	MORA biti u skladu s nacionalnim zakonima o električnim instalacijama	

9.3.4 Za povezivanje normalno zatvorenog zapornog ventila (zaustavljanje ulaznog curenja)

**NAPOMENA**

Zaporni zaporni ventil (zaustavljanje ulaznog curenja) opremljen je sigurnosnom rutinom protiv blokiranja. To znači da se ventil zatvara na kratko vrijeme svakih 14 dana tijekom dugih razdoblja neaktivnosti kako bi se osiguralo da se ne zaglavi. Da biste omogućili ovu funkciju, jedinica mora biti spojena na napajanje tijekom cijele godine.



	x	Isporučuje se kao pribor
	y	Tvornički postavljeno
	c	Slijedite kabelsku rutu C u "9.3.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [▶ 119].
	M4S	Normalno zatvoreni zaporni ventil (zaustavljanje ulaznog curenja)
	X14Y	Spojite X14YA na X14Y.
	—	


9.3.5 Za priključivanje zapornog ventila


**NAPOMENA**

Ožičenje je drugačije za NC (mirni kontakt) ventil i NO (radni kontakt) ventil.



**INFORMACIJA**

Primjer upotrebe zapornog ventila. U slučaju jedne zone TIV-a i kombinacije podnog grijanja i konvektora toplinske crpke, ugradite zaporni ventil ispred podnog grijanja kako biste spriječili kondenzaciju na podu tijekom hlađenja.

U slučaju normalno zatvorenih zapornih ventila




U slučaju normalno otvorenih zapornih ventila




	C	<ul style="list-style-type: none"> Slijedite kabelsku rutu C u "9.3.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [▶ 119]. Žice: (2 + most)×1 mm² Ovo je Terenski UI izlazni priključak. Pogledajte odjeljak "9.1.6 Priklučci Terenski UI" [▶ 107].
M2S	Zaporni ventil za glavnu zonu	<ul style="list-style-type: none"> Maksimalna jakost radne struje: 0,3 A
x	Zaporni ventil za dodatnu zonu	<ul style="list-style-type: none"> 230 V AC koje isporučuje tiskana pločica
NC	Mirni kontakt	
NO	Radni kontakt	
	[13] Terenski UI:	<ul style="list-style-type: none"> - Zaporni ventil glavne zone - Zaporni ventil dodatne zone

9.3.6 Za spajanje crpki (pumpa za vodu i/ili vanjske crpke)




	c	<ul style="list-style-type: none"> Slijedite kabelsku rutu c u "9.3.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [▶ 119]. Žice: (2+GND)×1 mm² Ovo je Terenski UI izlazni priključak. Pogledajte odjeljak "9.1.6 Priključci Terenski UI" [▶ 107].
M2P	Izlaz crpke KVV-a.	<ul style="list-style-type: none"> Maksimalno opterećenje: 2 A (uklapanje), 230 V AC, 1 A (stalno)
x1	Dodatne vanjske crpke	Koristite priključne zatike bilo kojeg drugog Terenski UI izlaza. Međutim, također morate provjeriti trebate li instalirati relej između.
x2		
x3		
	<ul style="list-style-type: none"> [13] Terenski UI - Crpka KVV: crpka koja se koristi za trenutačnu toplu vodu i/ili dezinfekciju. U tom slučaju morate navesti i funkcionalnost u postavci [4.13] Crpka KVV: <ul style="list-style-type: none"> * Trenutačno dostupna vruća voda * Dezinfekcija * Oboje - Sekundarna crpka H/G: crpka radi kada postoji zahtjev iz glavne ili dodatne zone. - Vanjs. glavna crpka H/G: crpka radi kada postoji zahtjev iz glavne zone. - Vanjs. dod. crpka H/G: crpka radi kada postoji zahtjev iz dodatne zone. 	<ul style="list-style-type: none"> [4.26] Plan KVV crpke

9.3.7 Za spajanje signala UKLJUČENO kućne vruće vode




	c	<ul style="list-style-type: none"> Slijedite kabelsku rutu C u "9.3.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [▶ 119]. Žice: $2 \times 1 \text{ mm}^2$ Ovo je Terenski UI izlazni priključak. Pogledajte odjeljak "9.1.6 Priključci Terenski UI" [▶ 107].
	x	<p>Signal UKLJUČENO kućne vruće vode (= jedinica je pokrenuta u rad KVV-a):</p> <ul style="list-style-type: none"> Maksimalno opterećenje: 0,3 A, 230 V AC
		<ul style="list-style-type: none"> [13] Terenski UI (Signal uključivanja KVV-a)


9.3.8 Za spajanje izlaza alarma



	c	<ul style="list-style-type: none"> Slijedite kabelsku rutu C u "9.3.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [▶ 119]. Žice: $2 \times 1 \text{ mm}^2$ Ovo je Terenski UI izlazni priključak. Pogledajte odjeljak "9.1.6 Priključci Terenski UI" [▶ 107].
	x	<p>Izlaz alarma:</p> <ul style="list-style-type: none"> Maksimalno opterećenje: 0,3 A, 230 V AC
		<ul style="list-style-type: none"> [13] Terenski UI (Alarm)

9.3.9 Za spajanje izlaza za UKLJ./ISKLJ. grijanja/hlađenja prostora





	<p>c</p> <ul style="list-style-type: none"> Slijedite kabelsku rutu \Rightarrow u "9.3.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [▶ 119]. Žice: $2 \times 1 \text{ mm}^2$ Ovo je Terenski UI izlazni priključak. Pogledajte odjeljak "9.1.6 Priključci Terenski UI" [▶ 107].
	<p>Izlaz UKLJ./ISKLJ. hlađenja/grijanja prostora:</p> <ul style="list-style-type: none"> Maksimalno opterećenje: 0,3 A, 230 V AC
	<ul style="list-style-type: none"> [13] Terenski UI (Način rada s hlađenjem/grijanjem)



9.3.10 Za spajanje prespojnika na vanjski izvor topline



INFORMACIJA

Bivalentni rad moguć je samo u slučaju 1 zone temperature izlazne vode s:

- kontrolom sobnim termostatom ili
- kontrolom vanjskim sobnim termostatom.



	<p>c</p> <ul style="list-style-type: none"> Slijedite kabelsku rutu \Rightarrow u "9.3.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [▶ 119]. Žice: $2 \times 1 \text{ mm}^2$ Ovo je Terenski UI izlazni priključak. Pogledajte odjeljak "9.1.6 Priključci Terenski UI" [▶ 107].
	<p>Prebacivanje na vanjski izvor topline:</p> <ul style="list-style-type: none"> Maksimalno opterećenje: 0,3 A, 230 V AC Min. opterećenje: 20 mA, 5 V DC



- [13] Terenski UI (Vanjski izvor topline)
- [5.14] Bivalentno
- [5.37] Bivalentni rad prisutan (UKLJUČEN)


9.3.11 Za priključivanje bivalentnog mimovodno ventila




NAPOMENA

Ožičenje je drugačije za NC (mirni kontakt) ventil i NO (radni kontakt) ventil.

U slučaju normalno zatvorenih bivalentnih mimovodnih ventila



U slučaju normalno otvorenih bivalentnih mimovodnih ventila





	c	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Slijedite kabelsku rutu ➔ u "9.3.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [▶ 119]. ▪ Žice: (2 + most)×1 mm² ▪ Ovo je Terenski UI izlazni priključak. Pogledajte odjeljak "9.1.6 Priključci Terenski UI" [▶ 107].
	x	Bivalentni mimovodni ventil (aktivira se kada je aktivan bivalentni): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maksimalna jakost radne struje: 0,3 A ▪ 230 V AC koje isporučuje tiskana pločica
	NC	Mirni kontakt
	NO	Radni kontakt
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ [13] Terenski UI (Bivalentni mimovodni ventil) ▪ [5.14] Bivalentno ▪ [5.37] Bivalentni rad prisutan (UKLJUČEN)

9.3.12 Postupak spajanja strujomjera



INFORMACIJA

Ova funkcija NIJE dostupna u ranim verzijama softvera korisničkog sučelja.



	a	<ul style="list-style-type: none"> Slijedite kabelsku rutu a u "9.3.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [▶ 119]. Žice: 2 (po metru)×0,75 mm² Ovo je Terenski UI ulazni priključak. Pogledajte odjeljak "9.1.6 Priključci Terenski UI" [▶ 107].
S2S	Strujomjer 1	Detekcija impulsa od 16 V DC (napon isporučuje tiskana pločica)
S3S	Strujomjer 2	

9.3.13 Za spajanje sigurnosnog termostata

Možete spojiti 2 sigurnosna termostata (jedan za jedinicu i jedan za glavnu zonu). Oni sprječavaju da previsoke temperature idu u predmetne zone.



NAPOMENA

Sigurnosni termostat svakako morate odabrati i instalirati u skladu s primjenjivim propisima.

U svakom slučaju, kako biste sprječili nepotrebno automatsko uključivanje sigurnosnog termostata preporučuje se sljedeće:



- Sigurnosni termostat može se automatski ponovno postaviti.
- Maks. brzina varijacije temperature sigurnosnog termostata iznosi 2°C/min.
- Točku spajanja sigurnosnog termostata treba odabrati u skladu s ograničenjem pregrijavanja.
- Postoji minimalna udaljenost od 2 m između sigurnosnog termostata i 3-putnog ventila.



INFORMACIJA

Maksimalna temperatura izlazne vode izlazi određuje se na temelju postavke [3.12] **Zadana vrijednost pregrijavanja**. Ova granica definira maksimum izlazne vode **u sustavu**. Ovisno o vrijednosti ove postavke, maksimalna zadana vrijednost TIV-a također će se smanjiti za 5°C kako bi se omogućila stabilna kontrola prema zadanoj vrijednosti.

Maksimalna temperatura izlazne vode iz **u glavnoj zoni** lazi određuje se na temelju postavke [1.19] **Pregrijavanje u krugu vode**, samo u slučaju da je omogućena [3.13.5] **Dvozonski komplet postavljen**. Ova granica definira maksimum izlazne vode **u glavnoj zoni**. Ovisno o vrijednosti ove postavke, maksimalna zadana vrijednost TIV-a također će se smanjiti za 5°C kako bi se omogućila stabilna kontrola prema zadanoj vrijednosti.



	a	<ul style="list-style-type: none"> Slijedite kabelsku rutu a u "9.3.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [▶ 119]. Žice: 2x0,75 mm² Maksimalna duljina: 50 m Ovo je Terenski UI ulazni priključak. Pogledajte odjeljak "9.1.6 Priključci Terenski UI" [▶ 107].
	x	<p>Kontakt sigurnosnog termostata za jedinicu</p> <p>Detekcija 16 V DC (napon isporučuje tiskana pločica). Kontakt bez napona omogućuje najmanje primjenjivo opterećenje od 15 V DC, 10 mA.</p>
	[13] Terenski UI (Jedinica sigurnosnog termostata)	

9.3.14 Smart Grid



INFORMACIJA

Funkcija fotonaponskog Smart Grid impulsnog mjerača snage (S4S) NIJE dostupna u ranim verzijama softvera korisničkog sučelja.

U ovoj temi opisani su različiti načini priključivanja unutarnje jedinice na Smart Grid:

<p>Smart Grid kontakti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ U slučaju niskonaponskih kontakata Smart Grid. ▪ U slučaju visokonaponskih kontakata Smart Grid. To zahtjeva instalaciju 2 releja iz kompleta releja Smart Grid (EKRELSG). 	<p>2 ulazna Smart Grid kontakta mogu aktivirati sljedeće načine rada Smart Grid:</p> <table border="1" data-bbox="1013 271 1491 518"> <thead> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>Način rada</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>Slobodan rad</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>Prinudno isklj.</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>Preporučeno uklj.</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>Prinudno uklj.</td></tr> </tbody> </table>	1	2	Način rada	0	0	Slobodan rad	0	1	Prinudno isklj.	1	0	Preporučeno uklj.	1	1	Prinudno uklj.
1	2	Način rada														
0	0	Slobodan rad														
0	1	Prinudno isklj.														
1	0	Preporučeno uklj.														
1	1	Prinudno uklj.														
<p>Mjerač Smart Grid:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ U slučaju mjerača niskog napona Smart Grid. ▪ U slučaju mjerača visokog napona Smart Grid. To zahtjeva instalaciju 1 releja iz kompleta releja Smart Grid (EKRELSG). 	<p>Ako je mjerač Smart Grid aktiviran, samo toplinskoj crpki je dopušteno raditi s odabranim ograničenjem snage. Međutim, kada jedinica pokreće zaštitne funkcije, mogu se koristiti i dodatni izvori topline (ali još uvijek uz poštovanje ograničenja snage).</p> <p>Napomena:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Moguće je da će se u nekim slučajevima ta granica prema toplinskoj pumpi zanemariti iz razloga pouzdanosti (npr. pokretanje i odmrzavanje toplinske toplinske crpke). <p>Ako rad toplinska crpka nije dopušten (npr. izvan dometa) ili je aktivna zaštitna funkcija (npr. sprječavanje smrzavanja vodovodne cijevi), pomoćni grijач može preuzeti, ali će biti ograničen u skladu s ograničenjem odabranim u [5.30] Priznanje hitnog slučaja</p>															


Povezane postavke u slučaju **kontakata Smart Grid** su sljedeće:

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ [13] Terenski UI: <ul style="list-style-type: none"> - HV/LV Pametna mreža Kontakt 1 - HV/LV Pametna mreža Kontakt 2 ▪ [5.25] Upravljanje potrošnjom ▪ [5.25.1] Način rada (Kontakti spremne pametne mreže)
---	--

Povezane postavke u slučaju **mjerača Smart Grid** su sljedeće:

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ [13] Terenski UI (Kontakt pametnog mjerača) ▪ [5.25.1] Način rada (Kontakt pametnog mjerača) ▪ [5.25.7] Granica pametnog mjerača
---	--



Priklučci u slučaju niskonaponskih kontakata Smart Grid






	a	<ul style="list-style-type: none"> Slijedite kabelsku rutu a u "9.3.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [▶ 119]. Žice: 0,75 mm² Ovo je Terenski UI ulazni priključak. Pogledajte odjeljak "9.1.6 Priklučci Terenski UI" [▶ 107].
	S4S	Smart Grid fotonaponski impulsni mjerač snage
	S10S / 1	Niskonaponski kontakt Smart Grid 1
	S11S / 2	Niskonaponski kontakt Smart Grid 2

Priklučci u slučaju visokonaponskih kontakata Smart Grid


- 1** Instalirajte 2 releja iz kompleta releja Smart Grid (EKRELSG) ovim redoslijedom:






	a	Vijci za K1A i K2A
	b	Naljepnica koja se stavlja na visokonaponske žice
AWG22 ORG		Žice (AWG22 narančaste) koje dolaze s kontaktnih strana releja; za povezivanje sa X45M
AWG18 RED		Žice (AWG18 crvene) koje dolaze sa strane zavojnice releja; za povezivanje sa X42M
K1A, K2A		Releji
	✗	NIJE potrebno

2 Spojite kako slijedi



	a	<ul style="list-style-type: none"> Slijedite kabelsku rutu a u "9.3.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [▶ 119]. Žice: 0,75 mm²
	c	<ul style="list-style-type: none"> Slijedite kabelsku rutu c u "9.3.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [▶ 119]. Žice: 1 mm²
	x	Uređaj za upravljanje na 230 V AC
	EKRELSG	Komplet releja Smart Grid Ovo je Terenski UI ulazni priključak. Pogledajte odjeljak "9.1.6 Priključci Terenski UI" [▶ 107].
	S4S	Smart Grid fotonaponski impulsni mjerač snage Ovo je Terenski UI ulazni priključak. Pogledajte odjeljak "9.1.6 Priključci Terenski UI" [▶ 107].
	1	Visokonaponski kontakt Smart Grid 1
	2	Visokonaponski kontakt Smart Grid 2

Priključci u slučaju mjerača niskog napona Smart Grid




	a	<ul style="list-style-type: none"> Slijedite kabelsku rutu a u "9.3.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [▶ 119]. Žice: 0,75 mm² Ovo je Terenski UI ulazni priključak. Pogledajte odjeljak "9.1.6 Priključci Terenski UI" [▶ 107].
	1	Mjerač niskog napona Smart Grid

Priključci u slučaju mjerača visokog napona Smart Grid

- Instalirajte 1 relej (K1A) iz kompleta releja Smart Grid (EKRELSG). (vidjeti gore: Priključci u slučaju visokonaponskih kontakata Smart Grid).

2 Spojite kako slijedi:




c	<ul style="list-style-type: none"> Slijedite kabelsku rutu c u "9.3.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [▶ 119]. Žice: 1 mm²
x	Uredaj za upravljanje na 230 V AC
EKRELSG	Komplet releja Smart Grid Ovo je Terenski UI ulazni priključak. Pogledajte odjeljak "9.1.6 Priključci Terenski UI " [▶ 107].
1	Mjerač visokog napona Smart Grid

9.3.15 Spajanje WLAN umetka (isporučuje se kao pribor)



[8.3] Bežični pristupnik

- 1** Umetnите umetak za WLAN u utor za umetak na korisničkom sučelju unutarnje jedinice.





9.3.16 Za spajanje solarnog ulaza



INFORMACIJA

Ova funkcija NIJE dostupna u ranim verzijama softvera korisničkog sučelja.





	a	<ul style="list-style-type: none"> Slijedite kabelsku rutu a u "9.3.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [▶ 119]. Žice: 2x0,75 mm² Ovo je Terenski UI ulazni priključak. Pogledajte odjeljak "9.1.6 Priključci Terenski UI" [▶ 107].
	S13S	<ul style="list-style-type: none"> Kontakt solarnog ulaza: 16 V DC (napon isporučuje tiskana pločica)

9.3.17 Za spajanje plinomjera



INFORMACIJA

Ova funkcija NIJE dostupna u ranim verzijama softvera korisničkog sučelja.



	a	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Slijedite kabelsku rutu a u "9.3.1 Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu" [▶ 119]. ▪ Žice: $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$ ▪ Ovo je Terenski UI ulazni priključak. Pogledajte odjeljak "9.1.6 Priključci Terenski UI" [▶ 107].
	S12S	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mjerač plina: detekcija impulsa od 16 V DC (napon isporučuje tiskana pločica)
		

10 Konfiguracija

Ovo poglavlje objašnjava samo osnovnu konfiguraciju izrađenu putem čarobnjaka za konfiguracije. Detaljnija objašnjenja i popratne informacije potražite u referentnom vodiču za konfiguraciju.

Korisnički način rada u odnosu na instalaterski način rada

Na početnom ekranu i većini drugih ekrana, gdje je primjenjivo, možete se prebacivati između korisničkog načina rada i instalaterskog načina rada.

	Način rada za korisnika
	Način instalatera. PIN kod: 5678

Struktura izbornika u odnosu na Postavke polja za pregled

Postavkama instalatera možete pristupiti upotrebom dviju različitih metoda. Međutim, svim postavkama NIJE moguće pristupiti objema metodama.


Putem strukture izbornika (s trenutačnim lokacijama):

- 1 Na početnom zaslonu koristite navigacijske tipke .
- 2 Idite na bilo koji od izbornika:

[1] Glavna zona	[8] Povezivost
[2] Dodatna zona	[9] Energija
[3] Grijanje/hlađenje prostora	[10] Čarobnjak konfiguracije
[4] Kućna vruća voda	[11] Neispravnost
[5] Postavke	[12] Dodir
[6] Informacije	[13] Terenski UI
[7] Način održavanja	

Putem pregleda terenskih postavki:

- 1 Idite na [5.7]: **Postavke > Pregled lokalnih postavki**.
- 2 Idite na željenu terensku postavku. Ako je primjenjivo, kodovi za postavljanje terenske postavke opisani su u referentnom vodiču za konfiguraciju. **Primjer:** Idite na **005** za funkciju sprečavanja smrzavanja cijevi. Kodovi polja koji nisu primjenjivi su sivi.
- 3 Odaberite željenu vrijednost.




10.1 Čarobnjak konfiguracije

Nakon prvog UKLJUČIVANJA sustava na korisničkom sučelju pokreće će se čarobnjak za konfiguriranje. Uz pomoć tog čarobnjaka namjestite najvažnije početne postavke kako bi jedinica ispravno radila.

- Ako je potrebno, možete ponovno pokrenuti čarobnjaka za konfiguraciju putem strukture izbornika: [10]Čarobnjak konfiguracije.
- Ako je potrebno, nakon toga možete konfigurirati više postavki putem strukture izbornika.

Čarobnjak za konfiguracije – Pregled

Ovisno o vrsti vaše jedinice i odabranim postavkama, neki koraci neće biti vidljivi.



Nakon što dovršite sve korake u čarobnjaku, korisničko sučelje će prikazati poruku o pogrešci koja upućuje da unesete Digital Key (tj. izvršite postupak otključavanja). Pogledajte odjeljak "["11.4.1 Za otključavanje vanjske jedinice \(kompresora\)"](#)" [▶ 166].



[10.1] Lokacija i jezik

Postavljeno:

- **Zemlja** (ovo također definira vremensku zonu ako odabrana zemlja ima samo jednu vremensku zonu)
- **Jezik**

[10.2] Vremenska zona

Ograničenje: Ovaj se zaslon prikazuje samo kada postoji više vremenskih zona unutar zemlje.

Postavljena **Vremenska zona**.

[10.3] Vrijeme/datum

Postavljeno:

- Datum
- Oblik sata (24 sata ili AM/PM)
- Vrijeme
- **Ljetno vrijeme** (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)

[10.4] Sustav 1/4

Postavljeno:


- **Broj zona**
- **Bivalentno**
- **Spremnik KVV-a**(ne primjenjuje se na podne jedinice)
- **Vrsta spremnika KVV-a**(ne primjenjuje se na podne jedinice)

Broj zona

Sustav može dovoditi izlaznu vodu u najviše 2 zone temperature vode. Tijekom konfiguracije obavezno postavite broj zona vode.

▪ **Jedna zona**


Samo jedna zona temperature izlazne vode.



a Glavna zona TIV-a

▪ **Dvostruka zona**

Dvije zone temperature izlazne vode. U grijanju, glavna zona temperature izlazne vode sastoji se od uređaja za isijavanje topline najniže temperature i stanice za miješanje koja služi za postizanje željene temperature izlazne vode.



a Dodatna zona TIV-a: najviša temperatura

b Glavna zona TIV-a: najniža temperatura

c Stanica za miješanje



INFORMACIJA

Stanica za miješanje. Ako raspored vašeg sustava sadrži 2 LWT zone, možete instalirati stanicu za miješanje ispred glavne LWT zone. Međutim, moguće su i druge dvozonske primjene sa zapornim ventilima. Više informacija potražite u smjernicama za primjenu u referentnom vodiču za instalaciju.



NAPOMENA

Ako se sustav NE konfiguriра na taj način, može doći do oštećenja uređaja za isijavanje topline. Ako postoje 2 zone važno je da tijekom grijanja:

- zona s najnižom temperaturom vode bude konfiguirana kao glavna zona, a
- zona s najvišom temperaturom vode bude konfiguirana kao dodatna zona.

**NAPOMENA**

Ako postoji 2 zone, a tipovi uređaja za isijavanje su pogrešno namješteni, voda visoke temperature mogla bi se poslati prema niskotemperaturnom uređaju za isijavanje (podno grijanje). Da biste to izbjegli:

- Postavite ventil za regulaciju temperature vode/termostatski ventil kako biste izbjegli previsoke temperature prema niskotemperaturnom uređaju za isijavanje.
- Pobrinite se da pravilno postavite tipove uređaja za isijavanje za glavnu zonu i dodatnu zonu u skladu s priključenim uređajem.

Bivalentno

Mora odgovarati vašem rasporedu sustava. Je li instaliran vanjski izvor topline (bivalentni)?

Više informacija potražite u smjernicama za primjenu u referentnom vodiču za instalatera i postavkama u referentnom vodiču za konfiguraciju ([5.14] **Bivalentno**).

UKLJUČENO (instalirano)/**ISKLJUČENO** (nije instalirano)

Spremnik KVV-a^(a)

Mora odgovarati vašem rasporedu sustava. Instaliran spremnik za KVV?

UKLJUČENO (instalirano)/**ISKLJUČENO** (nije instalirano)

^(a) Nije potrebno za podne ili ECH₂O jedinice.

Vrsta spremnika KVV-a

Samo za čitanje.

▪ Integrirani:

Pomoćni grijач služit će i za grijanje kućne vruće vode.

[10.5] Sustav 2/4

Nije primjenjivo.

[10.6] Sustav 3/4

Ograničenje: Ovaj se ekran prikazuje samo kada jedinica ima bivalentni izmjenjivač topline unutar spremnika.

U slučaju da je vanjski izvor topline spojen na bivalentne modele.

Postavljeno:

- **Bojler sa spremnikom** (UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
 - Uključeno
- **Kapacitet kotla**
 - Može pokriti zahtjev za grijanjem: Kada vanjski izvor topline može pokriti ukupni zahtjev za grijanjem.
 - Ne može pokriti zahtjev za grijanjem: Kada vanjski izvor topline ne može pokriti ukupni zahtjev za grijanjem.

Kapacitet bojlera određuje može li vanjski izvor topline pokriti ukupan zahtjev za grijanjem.

- **Maksimalni kapacitet** (odaberite vrijednost)
 - Izaberite kapacitet koji vanjski izvor topline može isporučiti.

Definira maksimalnu izlaznu snagu ako vanjski izvor topline ne može pokriti ukupni zahtjev za grijanjem.

[10.7] Sustav 4/4

Postavljena Odabir u hitnom slučaju.

Odabir u hitnom slučaju

Kada dođe do kvara toplinske pumpe, tada ova postavka (isto kao i postavka [5.23]) definira može li električni grijач (pomoćni grijач/grijач/pojačani grijач/bojler spremnika ako je primjenjivo) preuzeti rad grijanja prostora i topline vode.

Kada električni grijач nema automatskog potpunog preuzimanja, pojavljuje se skočni prozor (s istim sadržajem kao i postavka [5.30]) gdje možete ručno potvrditi da električni grijач može u potpunosti preuzeti (tj. grijanje prostora na normalnu zadalu točku i rad PV-a = ON).

Kada je kuća dulje vrijeme bez nadzora, preporučujemo korištenje kako bi potrošnja energije ostala niska. **auto SH smanjeno / KVV isklj.**

[5.23]	Kada dođe do kvara toplinske pumpe, tada postoji... električnim grijачem	Potpuno preuzimanje
Ručno	Nema preuzimanja: ▪ Grijanje prostora ISKLJUČENO ▪ Rad PVE = ISKLJUČENO	Nakon ručnog potvrde
Automatsko	Potpuno preuzimanje: ▪ Grijanje prostora na normalnu zadalu zadana vrijednost ▪ Rad tople vode = UKLJUČENO	Automatski
auto SH smanjeno / KVV uklj.	Djelomično preuzimanje: ▪ Zagrijavanje prostora do smanjene zadana vrijednost ▪ Rad tople vode = UKLJUČENO	Nakon ručnog potvrde
auto SH smanjeno / KVV isklj.	Djelomično preuzimanje: ▪ Zagrijavanje prostora do smanjene zadana vrijednost ▪ Rad PVE = ISKLJUČENO	Nakon ručnog potvrde
auto SH normalno / KVV isklj.	Djelomično preuzimanje: ▪ Grijanje prostora na normalnu zadalu zadana vrijednost ▪ Rad PVE = ISKLJUČENO	Nakon ručnog potvrde



INFORMACIJA

Ako dođe do kvara toplinske crpke i Odabir u hitnom slučaju nije postavljena na Automatsko, sljedeće funkcije ostat će aktivne čak i ako korisnik NE potvrdi rad u nuždi:

- Zaštita sobe od smrzavanja
- Isušivanje estriha za podno grijanje
- Sprečavanje smrzavanja cijevi
- Dezinfekcija

[10.8] Rezervni grijач

Postavljeno:

- Konfiguracija mreže:
 - Jedna faza
 - Tri faze 3x400V+N
- Maksimalni kapacitet:
 - Klizač je ograničen ovisno o konfiguracija mreže i osiguraču.
- Osigurač >10 A (UKLUČENO/ISKLJUČENO)

Maksimalni kapacitet koji sugerira korisničko sučelje temelji se na odabranoj konfiguraciji mreže, a ako je primjenjivo, veličini osigurača. Međutim, instalater može smanjiti maksimalni kapacitet pomoćnog grijачa pomoću popisa za pomicanje. Tablica u nastavku daje pregled dinamičkih maksimuma popisa za pomicanje.

Konfiguracija mreže	Osigurač >10 A	Maksimalni kapacitet
Jedna faza	(sivo) ^(a)	Ograničeno na 6 kW ^(a)
Tri faze 3x400V+N	(sivo) ^(a)	Ograničeno na 9 kW ^(a)

^(a) Ali ne niže od 2 kW.

[10.9] Glavna zona 1/4

Postavljeno:

- Tip emitera
- Kontrola

Tip emitera

Mora odgovarati vašem rasporedu sustava. Vrsta uređaja za isijavanje glavne zone.

- Podno grijanje
- Konvektor toplinske crpke
- Radijator

Postavka **Tip emitera** utječe na ciljni delta T za grijanje kako slijedi:

Tip emitera Glavna zona	Ciljni delta T za grijanje
Podno grijanje	3~10°C
Konvektor toplinske crpke	3~10°C
Radijator	10 ~ 20° C

Grijanje ili hlađenje glavne zone može potrajati. To ovisi o:

- Količini vode u sustavu
- Vrsti uređaja za isijavanje i grijanja glavne zone



NAPOMENA

Prosječna temperatura uređaja za isijavanje = Temperatura izlazne vode – (Delta T)/2

To znači da uz istu zadalu vrijednost temperature izlazne vode, prosječna temperatura uređaja za isijavanje radijatora niža od temperature podnog grijanja zbog veće vrijednosti delta T.

Primjer radijatora: $40-10/2=35^{\circ}\text{C}$

Primjer podnog grijanja: $40-5/2=37,5^{\circ}\text{C}$

Zbog kompenzacije, možete povećati željene temperature krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama.



INFORMACIJA

Maksimalna temperatura izlazne vode izlazi određuje se na temelju postavke [3.12]

Zadana vrijednost pregrijavanja. Ova granica definira maksimum izlazne vode **u sustavu**. Ovisno o vrijednosti ove postavke, maksimalna zadana vrijednost TIV-a također će se smanjiti za 5°C kako bi se omogućila stabilna kontrola prema zadanoj vrijednosti.

Maksimalna temperatura izlazne vode iz **u glavnoj zoni** lazi određuje se na temelju postavke [1.19]**Pregrijavanje u krugu vode**, samo u slučaju da je omogućena [3.13.5]**Dvozonski komplet postavljen**. Ova granica definira maksimum izlazne vode **u glavnoj zoni**. Ovisno o vrijednosti ove postavke, maksimalna zadana vrijednost TIV-a također će se smanjiti za 5°C kako bi se omogućila stabilna kontrola prema zadanoj vrijednosti.

Kontrola

Definira metodu upravljanja jedinicom za glavnu zonu.

- **Izlazna voda:** rad jedinice određuje se na osnovi temperature izlazne vode bez obzira na stvarnu sobnu temperaturu i/ili na zahtjev za grijanje ili hlađenje prostorije.
- **Vanjski sobni termostat:** Rad jedinice određuje se prema vanjskom termostatu ili odgovarajućem uređaju (npr. konvektoru toplinske crpke).
- **Sobni termostat Madoka:** Rad jedinice određuje se na osnovi temperature okoline u namjenskom sučelju za upravljanje ugodnošću (BRC1HHDA služi kao sobni termostat).

U slučaju upravljanja vanjskim sobnim termostatom, morate postaviti i tip vanjskog sobnog termostata s postavkom [1.13]:

Mora odgovarati vašem rasporedu sustava. Tip vanjskog sobnog termostata za glavnu zonu.

- **Jedan kontakt:** upotrebljavani vanjski sobni termostat može poslati samo stanje UKLJ./ISKLJ. termostata. Nema razdvajanja zahtjeva za grijanje ili hlađenje.
Ovu vrijednost odaberite u slučaju spajanja na konvektor toplinske crpke (FWX*).
- **Dvostruki kontakt:** upotrebljavani vanjski sobni termostat može poslati zasebno stanje UKLJ./ISKLJ. termostata za grijanje/hlađenje.
Odaberite ovu vrijednost u slučaju povezivanja s više zonskih žičanih kontrola, žičanih sobnih termostata (EKRTWA) ili bežičnih sobnih termostata () EKRTRB



NAPOMENA

Ako upotrebljavate vanjski sobni termostat, on će upravljati zaštitom sobe od smrzavanja.

[10.10] Glavna zona 2/4

Postavljeno:

- **Način zadane vrijednosti grijanja:**
 - Fiksno
 - Ovisno o vremenskim prilikama
- **Način zadane vrijednosti hlađenja:**
 - Fiksno
 - Ovisno o vremenskim prilikama

[10.11] Glavna zona 3/4 (Krivulja VT grijanja)

Definira krivulju za rad ovisan o vremenskim prilikama kako bi se odredila temperatura izlazne vode u glavnoj zoni u postupku grijanja prostora.

Ograničenje: Krivulja se koristi samo kada **Način zadane vrijednosti grijanja** (glavna zona) =**Ovisno o vremenskim prilikama**.

Pogledajte odjeljak "[10.2 Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama](#)" [▶ 157].

[10.12] Glavna zona 4/4 (Krivulja VT hlađenja)

Definira krivulju za rad ovisan o vremenskim prilikama kako bi se odredila temperatura izlazne vode u glavnoj zoni u postupku hlađenja prostora.

Ograničenje: Krivulja se koristi samo kada **Način zadane vrijednosti hlađenja** (glavna zona) =**Ovisno o vremenskim prilikama**.

Pogledajte odjeljak "[10.2 Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama](#)" [▶ 157].

[10.13] Dodatna zona 1/4

Postavljeno:

- **Tip emitera**
- **Kontrola**

Tip emitera

Mora odgovarati vašem rasporedu sustava. Vrsta uređaja za isijavanje dodatne zone. Više podataka potražite pod naslovom "[\[10.9\] Glavna zona 1/4](#)" [▶ 152].

- **Podno grijanje**
- **Konvektor toplinske crpke**
- **Radijator**

Kontrola

Pokazuje (samo za čitanje) metodu upravljanja jedinicom za dodatnu zonu. Ona je određena metodom upravljanja jedinicom za glavnu zonu (vidjeti "[\[10.9\] Glavna zona 1/4](#)" [▶ 152]).

- **Izlazna voda** ako je metoda upravljanja jedinicom za glavnu zonu **Izlazna voda**.
- **Vanjski sobni termostat** ako je metoda upravljanja jedinicom za glavnu zonu:
 - **Vanjski sobni termostat**, ili
 - **Sobni termostat Madoka**

U slučaju upravljanja vanjskim sobnim termostatom, morate postaviti i tip vanjskog sobnog termostata s postavkom [2.13]:

Mora odgovarati vašem rasporedu sustava. Tip vanjskog sobnog termostata za dodatnu zonu.

Više podataka potražite pod naslovom "[\[10.9\] Glavna zona 1/4](#)" [[▶ 152](#)].

- **Jedan kontakt:** upotrebljavani vanjski sobni termostat može poslati samo stanje UKLJ./ISKLJ. termostata. Nema razdvajanja zahtjeva za grijanje ili hlađenje.

Ovu vrijednost odaberite u slučaju spajanja na konvektor toplinske crpke (FWX*).

- **Dvostruki kontakt:** upotrebljavani vanjski sobni termostat može poslati zasebno stanje UKLJ./ISKLJ. termostata za grijanje/hlađenje.

Odaberite ovu vrijednost u slučaju povezivanja s više zonskih žičanih kontrola, žičanih sobnih termostata (EKRTWA) ili bežičnih sobnih termostata () EKRTRB

[10.14] Dodatna zona 2/4

Postavljeno:

- **Način zadane vrijednosti grijanja:**
 - Fiksno
 - Ovisno o vremenskim prilikama
- **Način zadane vrijednosti hlađenja:**
 - Fiksno
 - Ovisno o vremenskim prilikama

[10.15] Dodatna zona 3/4 (Krivulja VT grijanja)

Definira krivulju za rad ovisan o vremenskim prilikama kako bi se odredila temperatura izlazne vode u dodatnoj zoni u postupku grijanja prostora.

Ograničenje: Krivulja se koristi samo kada je **Način zadane vrijednosti grijanja** (dodatna zona) = **Ovisno o vremenskim prilikama**.

Pogledajte odjeljak "[10.2 Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama](#)" [[▶ 157](#)].

[10.16] Dodatna zona 4/4 (Krivulja VT hlađenja)

Definira krivulju za rad ovisan o vremenskim prilikama kako bi se odredila temperatura izlazne vode u dodatnoj zoni u postupku hlađenja prostora.

Ograničenje: Krivulja se koristi samo kada je **Način zadane vrijednosti hlađenja** (dodatna zona) = **Ovisno o vremenskim prilikama**.

Pogledajte odjeljak "[10.2 Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama](#)" [[▶ 157](#)].

[10.17] Čarobnjak konfiguracije – KVV 1/2

Postavljeno:

- **Način rada**

Način rada

Definira kako se priprema kućna vruća voda. Ta 3 različita načina razlikuju se po načinu postavljanja željene temperature spremnika i načinu na koji se jedinica prema njoj odnosi.

Više pojedinosti potražite u priručniku za rukovanje.

▪ Ponovno zagrijavanje

Spremnik se može zagrijavati SAMO postupkom ponovnog zagrijavanja (fiksnim ili planiranim^(a)). Upotrijebite sljedeće postavke:

- [4.11] **Raspon rada**
- [4.24] **Omogući raspored ponovnog zagrijavanja** ^(a)
- U slučaju fiksног: [4.5] **Zadana vrijednost ponovnog zagrijavanja**
- U slučaju zakazanог: [4.25] **Raspored ponovnog zagrijavanja** ^(a)
- [4.12.1] **Histereza ugode**
- [4.19] **Prag za aktiviranje ponovnog zagrijavanja**

▪ Planirano i ponovno zagrijavanje

Spremnik se zagrijava prema planu, a između planiranih ciklusa grijanja dopušten je postupak ponovnog zagrijavanja. Postavke su iste kao za **Ponovno zagrijavanje** i za **Planirano**.

▪ Planirano

Spremnik se može zagrijati SAMO prema planu. Upotrijebite sljedeće postavke:

- [4.11] **Raspon rada**
- [4.6] **Raspored jednog zagrijavanja**

^(a) Primjenjuje se samo za ECH₂O jedinice.

Povezane postavke:

Postavka	Opis
[4.11] Raspon rada	Ovdje možete postaviti maksimalnu dopuštenu temperaturu spremnika. Ovo je maksimalna temperatura kućne vruće vode koju korisnici mogu odabrati. Ovu postavku možete upotrijebiti za ograničavanje temperature na slavinama vruće vode.
[4.24] Omogući raspored ponovnog zagrijavanja ^(a) (u slučaju Ponovno zagrijavanje)	Zadana vrijednost ponovnog zagrijavanja može biti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fiksna (zadana) ▪ Planirana Ovdje se možete prebacivati između te dvije: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ISKLJUČENO = Fiksna. Sada možete postaviti [4.5]. ▪ ON = Planirana. Sada možete postaviti [4.25].
[4.5] Zadana vrijednost ponovnog zagrijavanja (u slučaju fiksne zadane vrijednosti ponovnog zagrijavanja)	Ovdje možete postaviti fiksnu zadalu vrijednost ponovnog zagrijavanja. <ul style="list-style-type: none"> ▪ 20~[4.11]°C
[4.25] Raspored ponovnog zagrijavanja ^(a) (u slučaju planirane zadane vrijednosti ponovnog zagrijavanja)	Ovdje možete postaviti raspored ponovnog zagrijavanja.

Postavka	Opis
[4.12.1] Histereza ugode (u slučaju Ponovno zagrijavanje ili Planirano i ponovno zagrijavanje)	Ovdje možete postaviti histerezu ponovnog zagrijavanja. Kada se temperatura spremnika spusti ispod temperature ponovnog grijanja umanjeno za temperaturu histereze ponovnog zagrijavanja, spremnik se zagrijava do temperature ponovnog grijanja. ▪ 1 ~ 40° C
[4.19] Prag za aktiviranje ponovnog zagrijavanja (u slučaju Ponovno zagrijavanje ili Planirano i ponovno zagrijavanje)	Ovdje možete podešiti temperaturu okidača za ponovno zagrijavanje spremnik kućne vruće vode domaćinstvo kako biste osigurali da je dovoljno energije prisutna u spremniku. Ova postavka je optimizirana za dovoljnu udobnost. ▪ 10 ~ 85° C Napomena: Uvijek pazite da koristite vrijednost nižu od [4.5] Zadana vrijednost ponovnog zagrijavanja.
[4.6] Raspored jednog zagrijavanja (u slučaju Planirano ili Planirano i ponovno zagrijavanje)	Ovdje možete programirati i aktivirati raspored spremnika.

^(a) Primjenjuje se samo za ECH₂ jedinice.

[10.18] Čarobnjak konfiguracije – KVV 2/2

Postavljeno:

- **Zadana vrijednost spremnika** (odaberite vrijednost)
- **Histereza** (odaberite vrijednost)

[10.19] Čarobnjak konfiguracije

Čarobnjak konfiguracije je završio!

Uvjericte se da je i kontrolni popis puštanja u pogon u sustavu e-Care dovršen.

10.2 Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama

10.2.1 Što predstavlja krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama?

Rad ovisan o vremenskim prilikama

Jedinica radi "ovisno o vremenskim prilikama" ako se željena temperatura izlazne vode određuje automatski prema vanjskoj temperaturi. Stoga je spojena na osjetnik temperature na sjevernom zidu građevine. Ako vanjska temperatura pada ili raste, jedinica to odmah nadoknađuje. Stoga jedinica ne treba čekati povratnu informaciju termostata kako bi povisila ili snizila temperaturu izlazne vode. Zbog brže reakcije sprečava snažne poraste i padove temperature u prostoriji i temperature vode na slavinama.

Prednost

Radom ovisnim o vremenskim prilikama smanjuje se potrošnja energije.

Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama

Kako bi mogla nadoknaditi razlike u temperaturi, jedinica se oslanja na krivulju za rad ovisan o vremenskim prilikama. Tom se krivuljom definira kolika mora biti temperatura izlazne vode pri različitim vanjskim temperaturama. Budući da nagib krivulje ovisi o lokalnim uvjetima, poput klime i izolacije zgrade, krivulju može prilagoditi instalater ili korisnik.

Tip krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama

Tip krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama je "krivulja od 2 točke".

Dostupnost

Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama dostupna je za sljedeće načine rada:

- Glavna zona - grijanje
- glavna zona – hlađenje
- Dodatna zona - grijanje
- Dodatna zona - hlađenje

10.2.2 Upotreba krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama

Povezani ekran

Sljedeća tablica opisuje:

- Gdje možete definirati različite krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama
- Kada se koristi krivulja (ograničenje)

Da biste definirali krivulju, idite na...	Krivulja se koristi kada...
[1.8] Glavna zona > Krivulja VT grijanja	[1.5] Način zadane vrijednosti grijanja = Ovisno o vremenskim prilikama
[1.9] Glavna zona > Krivulja VT hlađenja	[1.7] Način zadane vrijednosti hlađenja = Ovisno o vremenskim prilikama
[2.8] Dodatna zona > Krivulja VT grijanja	[2.5] Način zadane vrijednosti grijanja = Ovisno o vremenskim prilikama
[2.9] Dodatna zona > Krivulja VT hlađenja	[2.7] Način zadane vrijednosti hlađenja = Ovisno o vremenskim prilikama




INFORMACIJA

Maksimalne i minimalne zadane vrijednosti

Krivulju ne možete konfigurirati s temperaturama koje su više ili niže od postavljenih maksimalnih i minimalnih zadanih vrijednosti za tu zonu. Kada se dosegne maksimalna ili minimalna zadana vrijednost, krivulja se izravna.

Za definiranje krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama

Definirajte krivulju za rad ovisan o vremenskim prilikama koristeći dvije zadane vrijednosti (**b**, **c**). **Primjer:**



Stavka	Opis
a	Odabrana krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama: ▪ [1.8] Glavna zona – Grijanje (☀) ▪ [1.9] Glavna zona – Hlađenje (⚡) ▪ [2.8] Dodatna zona – Grijanje (☀) ▪ [2.9] Dodatna zona – Hlađenje (⚡)
b, c	Zadana vrijednost 1 i zadana vrijednost 2. Možete ih promijeniti: ▪ Povlačenjem zadane vrijednosti. ▪ Dodirivanjem zadane vrijednosti, a zatim pomoću gumba – / + u e, f.
d, e	Vrijednosti odabране zadane vrijednosti. Vrijednosti možete promijeniti pomoću gumba – / +.
f	Povećanje oko 0°C (isto kao postavka [1.26] za glavnu zonu, a [2.20] za dodatnu zonu). Upotrijebite ovu postavku za kompenzaciju mogućih gubitaka topline u zgradu zbog isparavanja otopljenog leda ili snijega. (npr. u zemljama s hladnim regijama). U grijanju, željena temperatura izlazne vode lokalno se povećava oko vanjske temperature od 0°C.
Os X	Vanjska temperatura.

Stavka	Opis
Os Y	Temperatura izlazne vode za odabranu zonu. Ikona odgovara uređaju za isijavanje topline u toj zoni: <ul style="list-style-type: none"> ▪ : podno grijanje ▪ : ventilokonvektor ▪ : radijator

Za fino podešavanje krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama

U sljedećoj tablici opisan je način na koji možete precizno ugoditi krivulju za rad ovisan o vremenskim prilikama za zonu:

Osjećaš...		Precizno ugađanje sa zadanim vrijednostima:			
Pri uobičajenim vanjskim temperaturama...	Pri niskim vanjskim temperaturama...	Zadana vrijednost 1 (b)	Zadana vrijednost 2 (c)	X	Y
U REDU	Hladno	↑	↑	—	—
U REDU	Vruće	↓	↓	—	—
Hladno	U REDU	—	—	↑	↑
Hladno	Hladno	↑	↑	↑	↑
Hladno	Vruće	↓	↓	↑	↑
Vruće	U REDU	—	—	↓	↓
Vruće	Hladno	↑	↑	↓	↓
Vruće	Vruće	↓	↓	↓	↓

10.3 Struktura izbornika: pregled postavki instalatera



NAPOMENA

Kada mijenjate postavku, operacija se privremeno zaustavlja. Operacije će se ponovno pokrenuti kada se vratite na početni ekran.

Ovisno o vrsti vaše jedinice i odabranim postavkama, neke postavke neće biti vidljive.

[1] Glavna zona

- [1.6] Raspon temperature
- [1.12] Kontrola
- [1.13] Vanjski sobni termostat
- [1.14] Delta T grijanje
- [1.16] Dopuštenje za hlađenje
- [1.18] Delta T hlađenje
- [1.19] Pregrijavanje u krugu vode
- [1.20] Pothlađivanje u krugu vode
- [1.26] Povećanje oko 0°C
- [1.31] Daikin sobni termostat

[2] Dodatna zona

- [2.6] Raspon temperature
- [2.12] Kontrola

- [2.13] Vanjski sobni termostat
- [2.14] Delta T grijanje
- [2.17] Delta T hlađenje
- [2.20] Povećanje oko 0°C
- [2.33] Dopushtenje za hlađenje

[3] Grijanje/hlađenje prostora

- [3.3] Odabir u hitnom slučaju
- [3.7] Najviša vrijednost TIV-a za maks. grijanje
- [3.8] Prosječno vrijeme
- [3.9] Najniža vrijednost TIV-a za maks. hlađenje
- [3.11] Zadana vrijednost potlađivanja
- [3.12] Zadana vrijednost pregrijavanja
- [3.13] Dvozonski komplet
- [3.14] Sobni termostat prisutan
- [3.15] Minimum topilinske crpke na vrijeme

[4] Kućna vruća voda

- [4.9] Brisanje neispravnosti dezinfekcije
- [4.10] Dezinfekcija
- [4.11] Raspon rada
- [4.13] Crpka KVV
- [4.14] Dodatni grijać
- [4.18] Omogući dezinfekciju
- [4.23] Zadana vrijednost pomaka DG

[5] Postavke

- [5.1] Prinudno odmrzavanje
- [5.2] Tihi način rada
- [5.5] Rezervni grijać
- [5.7] Pregled lokalnih postavki
- [5.8] Digital Key
- [5.11] Resetiraj sate rada ventilatora
- [5.14] Postavke bivalentnog rada
- [5.18] Ponovno pokretanje sustava
- [5.22] Pomak vanjskog osjetnika temperature u okolini
- [5.23] Odabir u hitnom slučaju
- [5.24] Napredna razina prijave
- [5.25] Upravljanje potrošnjom
- [5.26] Prikaz programatora vremena neaktivnosti
- [5.28] Balansiranje
- [5.29] Način rada s nadoknadom rashladnog sredstva
- [5.33] Bojler sa spremnikom pokriva zahtjev za grijanjem
- [5.34] Maksimalni kapacitet
- [5.36] Sprečavanje smrzavanja cijevi
- [5.37] Bivalentni rad prisutan

[7] Način održavanja

- [7.1] Probni rad aktuatora
- [7.2] Odzračivanje
- [7.3] Probni rad
- [7.4] GIP sušenje estriha
- [7.7] Postavke probnog rada
- [7.8] Neispravnost

[9] Energija

- [9.11] Učinkovitost kotla
- [9.12] PE faktor

[10] Čarobnjak konfiguracije

Pogledajte odjeljak "[10.1 Čarobnjak konfiguracije](#)" [▶ 147].

[11] Neispravnost

[13] Terenski UI

11 Puštanje u rad



NAPOMENA

Kontrolni popisi puštanja u pogon. Svakako ispunite različite kontrolne popise puštanja u pogon:

- U priručnicima za instalaciju (vanjska jedinica i unutarnja jedinica) ili u referentnom vodiču za instalatera
- U aplikaciji Daikin e-Care



NAPOMENA

Prva operacija. Prvi put kada se jedinica pokrene u radnom postupku koji se odnosi na grijanje ili kućnu vruću vodu, jedinica će se uskoro pokrenuti u hlađenju kako bi se zajamčila pouzdanost toplinske crpke.

- Zbog tog razloga, pomoći grijач će povećati temperaturu vode tako da se jedinica ne smrzne. Potrebno je prvi se put pokrenuti u radnom postupku koji se odnosi na grijanje ili hlađenje prostora (ne u postupku s kućnom vrućom vodom) kako bi se ograničila potrošnja pomoćnog grijaća. Ako biste po prvi put radili u radnom postupku s kućnom vrućom vodom, može se očekivati veća potrošnja pomoćnog grijaća.
- Pogreška 89-10 može se pojavit u slučaju ako je jedinica instalirana tijekom negativnih temperatura okoline. U tom slučaju jedinica će uskoro prestati s radom, a zatim nastaviti. Uredaj će nastaviti s radom, ali će trebati više vremena dok se jedinica ne prebacuje s hlađenja na grijanje



NAPOMENA

Ako je vanjska temperatura ispod 18° C, pri pokretanju u načinu hlađenja može doći do pogreške 89-10. Promijenite način rada na grijanje i ponovite postupak



NAPOMENA




Prva operacija. Prilikom pokretanja jedinice u operaciji hlađenja:

- Pri vanjskim temperaturama nižim od 18°C može doći do greške 98-10. Promijenite način rada u grijanje ili kućna vruća voda i ponovite pokretanje.
- Pomoći grijач će povećati temperaturu vode tako da se jedinica ne smrzne. Potrebno je prvi se put pokrenuti u radnom postupku koji se odnosi na grijanje ili hlađenje prostora (ne u postupku s kućnom vrućom vodom) kako bi se ograničila potrošnja pomoćnog grijaća. Ako biste po prvi put radili u radnom postupku s kućnom vrućom vodom, može se očekivati veća potrošnja pomoćnog grijaća.



UPOZORENJE


Nakon puštanja u pogon NE ISKLJUČUJTE prekidače strujnog kruga (c) prema jedinicama kako bi zaštita ostala aktivirana. U slučaju električnog napajanja po normalnoj stopi kWh (a), postoji jedan prekidač strujnog kruga. U slučaju električnog napajanja po preferencijalnoj stopi kWh (b), postoji dva prekidača strujnog kruga.





UPOZORENJE

Nakon puštanja u pogon NE ISKLJUČUJTE prekidače strujnog kruga (c) prema jedinicama kako bi zaštita ostala aktivirana. U slučaju unutarnje jedinice koja se napaja odvojeno (a), postoje dva prekidača strujnog kruga. U slučaju unutarnje jedinice koja se napaja iz vanjske jedinice (b), postoji jedan prekidač strujnog kruga.



NAPOMENA

Ako su ventili za automatsko odzračivanje instalirani u lokalnim cjevodima:

- Između vanjske jedinice i unutarnje jedinice (na ulaznoj vodovodnoj cjevi unutarnje jedinice) moraju se zatvoriti nakon puštanja u rad.
- Nakon unutarnje jedinice (na strani uređaja za isijavanje) mogu ostati otvoreni nakon puštanja u pogon.



NAPOMENA

Za kuće s toplinskim opterećenjem sličnim kao deklarirani kapacitet grijanja na energetskoj oznaci preporučuje se postavljanje [5.6.2] **Postavka nedostatka kapaciteta** na 2 (Ispod ravnoteže) i smanjenje zadane vrijednosti ravnoteže [5.6.2] **Zadana vrijednost izjednačavanja** na deklariranu bivalentnu temperaturu od -10°C. (pogledajte podatkovni list proizvoda u vrećici za dodatnu opremu ili internetsku bazu podataka energetskih oznaka (vidi:)). <https://daikintechnicaldatahub.eu/>



NAPOMENA

Kako bi se izbjeglo uključivanje/isključivanje uređaja, preporučuje se da uređaj ne prevelik. Pogledajte deklarirani kapacitet grijanja na energetskoj naljepnici ili internetskoj bazi podataka energetskih oznaka:<https://daikintechnicaldatahub.eu/>.



INFORMACIJA

Kada se uređaj uključi, trebat će 5 minuta da se jedinica inicijalizira. Za to vrijeme graničnik curenja zaporni ventil ventila za zatvaranje ostaje zatvoren tako da rad tople vode u domaćinstvu ne može započeti.



INFORMACIJA

Zaštitne funkcije – "Način održavanja". Softver je opremljen zaštitnim funkcijama. Jedinica automatski izvodi ove funkcije kada je to potrebno.

Zaštitne funkcije: [3.4] Protiv smrzavanja, [5.36] Sprečavanje smrzavanja cijevi i [4.18]. Omogući dezinfekciju

Tijekom instalacije ili servisiranja, takvo ponašanje je nepoželjno. Stoga:

- **Pri prvom uključivanju:** način održavanja je aktivan, a zaštitne funkcije su prema zadanim postavkama onemogućene. Nakon 12 sati, način održavanja bit će deaktiviran, a zaštitne funkcije automatski će se omogućiti.
- **Nakon toga:** kad god odete na [7] Način održavanja zaštitne funkcije su onemogućene 12 sati ili dok ne napustite Način održavanja.

U ovom poglavlju

11.1	Pregledni prikaz: Puštanje u rad.....	164
11.2	Mjere opreza kod puštanja u rad.....	164
11.3	Popis provjera prije puštanja u rad	164
11.4	Popis provjera tijekom puštanja u rad	166
11.4.1	Za otključavanje vanjske jedinice (kompresora).....	166
11.4.2	Za otvaranje zapornog ventila posude za rashladno sredstvo vanjske jedinice.....	169
11.4.3	Za ažuriranje softvera korisničkog sučelja.....	171
11.4.4	Za provjeru minimalne brzine protoka.....	171
11.4.5	Za postupak odzračivanja.....	172
11.4.6	Obavljanje probnog rada	174
11.4.7	Za probni rad aktuatora	175
11.4.8	Za izvođenje programa isušivanja estriha za podno grijanje	177

11.1 Pregledni prikaz: Puštanje u rad

U ovom poglavlju opisano je što morate učiniti i znati kako biste sustav nakon postavljanja i konfiguriranja pustili u rad.

Uobičajeni tijek rada

Puštanje u pogon obično se sastoji od sljedećih faza:

- 1 Provjera "Kontrolnog popisa prije puštanja u pogon".
- 2 Obavljanje postupka odzračivanja.
- 3 Obavljanje probnog rada sustava.
- 4 Po potrebi obavljanje probnog rada za jedan ili više aktuatora.
- 5 Po potrebi pokretanje programa isušivanja estriha za podno grijanje.

11.2 Mjere opreza kod puštanja u rad



NAPOMENA

UVIJEK rukujte jedinicom s termistorima i/ili tlačnim osjetnicima/sklopkama. U PROTIVNOM, kao posljedica može izgorjeti kompresor.

11.3 Popis provjera prije puštanja u rad

- 1 Nakon postavljanja jedinice, provjerite stavke navedene dolje.
- 2 Zatvorite jedinicu.
- 3 Uključite napajanje jedinice.

<input type="checkbox"/>	Pročitajte cijelovite upute za postavljanje koje su navedene u referentnom vodiču za instalatera .
<input type="checkbox"/>	Unutarnja jedinica pravilno je postavljena. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Provjerite jesu li svi dijelovi poklopca pravilno nasjeli. ▪ Provjerite jesu li dijelovi za fiksiranje zatvoreni.
<input type="checkbox"/>	Vanjska jedinica pravilno je postavljena.
<input type="checkbox"/>	Sljedeća lokalna ožičenja postavljena su u skladu s ovim dokumentom i važećim zakonima: <ul style="list-style-type: none"> ▪ između ploče za lokalnu opskrbu i vanjske jedinice ▪ Između unutarnje i vanjske jedinice ▪ Između ploče za lokalnu opskrbu i unutarnje jedinice ▪ Između unutarnje jedinice i ventila (ako je primjenjivo) ▪ Između unutarnje jedinice i sobnog termostata (ako je primjenjivo)

<input type="checkbox"/>	Normalno zatvoreni zaporni ventil (zaustavljanje ulaznog curenja) je pravilno instaliran.
<input type="checkbox"/>	Sustav je pravilno uzemljen i terminali uzemljenja su zategnuti.
<input type="checkbox"/>	Osigurači ili lokalno postavljeni zaštitni uređaji postavljaju se u skladu sa ovim dokumentom i NE smiju biti premošteni.
<input type="checkbox"/>	Napon napajanja mora odgovarati naponu na identifikacijskoj naljepnici uređaja.
<input type="checkbox"/>	NEMA olabavljenih spojeva niti oštećenih električnih dijelova u razvodnoj kutiji.
<input type="checkbox"/>	NEMA oštećenih dijelova niti prikliještenih cijevi unutar unutarnje i vanjske jedinice.
<input type="checkbox"/>	Uključen je prekidač pomoćnog grijacha F1B (lokalna nabava).
<input type="checkbox"/>	Postavljene su cijevi odgovarajuće veličine i cijevi su pravilno izolirane.
<input type="checkbox"/>	Voda NE curi unutar unutarnje jedinice. Sve električne komponente i priključci su suhi.
<input type="checkbox"/>	Zaporni ventili pravilno su ugrađeni i potpuno otvoreni.
<input type="checkbox"/>	Ako su ventili za automatsko odzračivanje instalirani u lokalnim cjevovodima: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Između vanjske jedinice i unutarnje jedinice (na ulaznoj vodovodnoj cijevi unutarnje jedinice) moraju se zatvoriti nakon puštanja u rad. ▪ Nakon unutarnje jedinice (na strani uređaja za isijavanje) mogu ostati otvoreni nakon puštanja u pogon.
<input type="checkbox"/>	Kada se otvori ventil za ograničenje tlaka (krug za grijanje prostora) iz njega izlazi voda. MORA izlaziti čista voda.
<input type="checkbox"/>	U svim uvjetima zajamčena je minimalna zapremnina vode . Pogledajte odjeljak "Za provjeru zapremnine vode i brzine protoka" pod naslovom " "8.1 Priprema vodovodnih cijevi" [▶ 87].
<input type="checkbox"/>	Spremnik je napunjen do vrha.
<input type="checkbox"/>	Spremnik kućne vruće vode napunjen je do vrha.
<input type="checkbox"/>	U kvaliteta vode skladu je s direktivom EU-a 2020/2184.
<input type="checkbox"/>	Nikakva otopina protiv smrzavanja (npr. glikol) se ne dodaje u vodu.
<input type="checkbox"/>	Oznaka "Bez glikola" (isporučuje se kao pribor) pričvršćena je na lokalni cjevovod blizu mesta punjenja.
<input type="checkbox"/>	Objasnili ste korisniku kako sigurno koristiti toplinsku crpku R290. Za više informacija o tome pogledajte namjenski Servisni priručnik ESIE22-02 "Sustavi koji koriste rashladno sredstvo R290" (dostupno na https://my.daikin.eu).

Vanjska jedinica

<input type="checkbox"/>	Prije početka rada, provjerili ste sigurnosne stavke u " "3.1 Sigurnosni kontrolni popis prije rada na jedinicama R290" [▶ 22].
<input type="checkbox"/>	Vanjska jedinica pravilno je postavljena. Pogledajte odjeljak " "7.3 Montaža vanjske jedinice" [▶ 80].
<input type="checkbox"/>	Transportni vijak vanjske jedinice (+ podloška) je uklonjen. Pogledajte odjeljak " "7.2.3 Za uklanjanje transportnog vijka (+ podloške)" [▶ 75].
<input type="checkbox"/>	Vanjska jedinica instalirana je na prikladnom mjestu. Pogledajte odjeljak " "7.1.1 Zahtjevi za mjesto postavljanja vanjske jedinice" [▶ 70].
<input type="checkbox"/>	Poštuje se "zaštitna zona" oko vanjske jedinice. Pogledajte odjeljak " "7.1.1 Zahtjevi za mjesto postavljanja vanjske jedinice" [▶ 70].
<input type="checkbox"/>	Zaporni ventil spojen je na ulaz vode vanjske jedinice. Pogledajte odjeljak " "8.2.3 Za spajanje cijevi za vodu" [▶ 92].

<input type="checkbox"/>	Ispravan terenski osigurač i prekidač dozemnog spoja instalirani su na napajanje vanjske jedinice. Pogledajte odjeljak " 9.2.1 Specifikacije standardnih komponenti ožičenja " [▶ 111].
<input type="checkbox"/>	Naljepnice "NE ISKLJUČUJTE prekidač strujnog kruga" zalipljene su u električni ormari. Pogledajte odjeljak " 9.2.3 Za lijepljenje naljepnica "NE ISKLJUČUJTE prekidač strujnog kruga" " [▶ 115].

11.4 Popis provjera tijekom puštanja u rad

<input type="checkbox"/>	Za otključavanje vanjske jedinice (kompresora).
<input type="checkbox"/>	Za otvaranje zaustavnog ventila posude za rashladno sredstvo vanjske jedinice .
<input type="checkbox"/>	Za ažuriranje softvera korisničkog sučelja na najnoviju verziju.
<input type="checkbox"/>	Da biste provjerili je li minimalna brzina protoka tijekom hlađenja/pokretanja/odmrzavanja/rezervnog pomoći grijajuč zajamčen rad u svim uvjetima. Pogledajte odjeljak "Za provjeru zapremnine vode i brzine protoka" pod naslovom " 8.1 Priprema vodovodnih cijevi " [▶ 87].
<input type="checkbox"/>	Za postupak odzračivanja .
<input type="checkbox"/>	Izvođenje pokusnog rada .
<input type="checkbox"/>	Za probni rad aktuatora .
<input type="checkbox"/>	Za provođenje (pokretanje) isušivanja estriha za podno grijanje (prema potrebi).

11.4.1 Za otključavanje vanjske jedinice (kompresora)



NAPOMENA


Tijekom zaključanog stanja, toplinska crpka NE smije raditi.

Ograničeni rad/puštanje puštanje u pogon moguć je putem električnih grijajućih povezanih s [5.23] Odabir u hitnom slučaju (vidi" [\[10.7\] Sustav 4/4](#)" [▶ 151]).


Tko	Samo obučeni instalateri s potrebnom razinom kompetencija ovlašteni su za obavljanje postupka otključavanja (tj. generiranje Digital Key).
Radnja	 <p>Kompresor plinskih crpki Daikin Altherma 4 isporučuje se u zaključanom stanju. Tijekom puštanja u rad mora se otključati putem funkcije Digital Key funkcije u aplikaciji Daikin e-Care i na korisničkom sučelju unutarnje jedinice.</p> <div style="text-align: center;">   Digital Key </div> <p>Napomena: da biste obrisali određene pogreške povezane s R290 (npr. curenje rashladnog sredstva R290, pogreške osjetnika plina), također trebate koristiti funkciju Digital Key.</p>



Okolnosti	Opcija 1 (čarobnjak za konfiguraciju): prilikom prvog UKLJUČIVANJA jedinice čarobnjak za konfiguraciju pokreće se automatski. Nakon što dovršite sve korake u čarobnjaku (pogledajte " 10.1 Čarobnjak konfiguracije " [▶ 147]), korisničko sučelje će prikazati poruku o pogrešci koja upućuje da pokrenete funkciju Digital Key (tj. izvršite postupak otključavanja). Opcija 2 (pogreške): Kada postoje pogreške za čije je brisanje potreban Digital Key, možete pokrenuti funkciju Digital Key iz odgovarajućih poruka o pogrešci.
Ono što je potrebno	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pametni telefon (koji podržava iOS/Android) s instaliranim aplikacionim Daikin e-Care. - Za preuzimanje aplikacije, pogledajte "1.1 O ovom dokumentu" [▶ 6]. - Izvanmrežna funkcionalnost za generiranje Digital Key je podržana (ako je korisnik već bio prijavljen). ▪ Stand By Me profesionalni račun (za prijavu u aplikaciju), s potrebnom razinom obuke za rukovanje jedinicama R290.
Točke kojima je potrebno posvetiti pozornost	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dopušteno je maksimalno 5 pokušaja otključavanja u 15 minuta. Ako je broj pokušaja premašen, jedinica NE dopušta nikakve druge pokušaje u trajanju od 1 sata. ▪ Nakon što se unese Digital Key, dozvole na jedinici povećavaju se za 6 sati. Preporučuje se da se instalaterski vrati u korisnički način rada prilikom napuštanja mesta.

Postupak otključavanja (dijagram tijeka)



Postupak otključavanja (detaljni koraci)

<p>1</p> 	<p>Na početnoj stranici aplikacije Daikin e-Care idite na:</p> 
	<p>Rezultat: Aplikacija provjerava ima li instalater potrebnu razinu kompetencija za izvođenje postupka otključavanja. Ako ne, prikazuje se pogreška i radnje su ograničene.</p>
<p>2</p> 	<p>Proces u 3 koraka za generiranje Digital Keypočinje:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.1 Identifikacija jedinice ▪ 2.2 Sigurnosni upitnik ▪ 2.3 Generiranje Digital Key
<p>2.1</p> 	<p>Identifikacija jedinice</p> <p>Skenirajte QR kôd na natpisnoj pločici unutarnje jedinica. Aplikacija će provjeriti je li ovu jedinicu već registrirao i pronašao sustav Stand By Me. Za nove instalacije trebat ćete registrirati jedinicu prije nego što možete prijeći na sljedeći korak.</p>
<p>2.2</p> 	<p>Sigurnosni upitnik</p> <p>Odgovorite na sigurnosna pitanja. Ovaj kratki popis pitanja pomaže instalateru da provjeri jesu li ispunjeni minimalni sigurnosni zahtjevi za aktiviranje kompresora.</p> <p>Kada je kontrolni popis dovršen, aplikacija provjerava odgovore i generira izvješće. Samo ako su ispunjeni svi sigurnosni zahtjevi, možete prijeći na sljedeći korak.</p>
<p>2.3</p>	<p>Generiranje Digital Key</p>

	2.3.1	Aplikacija prikazuje prvi kôd. Unesite ovaj kôd u korisničko sučelje. Primjerice: 
	2.3.2	Korisničko sučelje generira QR kôd. Skenirajte ovaj kôd pomoću aplikacije. Primjerice: 
	2.3.3	Aplikacija prikazuje drugi kôd (= Digital Key; jednokratni kôd). Unesite ovaj kôd u korisničko sučelje. Primjerice: 
	Rezultat:	Ako je sve u redu, onda: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Korisničko sučelje prikazuje potvrdu. ▪ Kompresor je otključan i jedinica je potpuno funkcionalna.
③		Prema uputama korisničkog sučelja, otvorite zaustavni ventil posude za rashladno sredstvo vanjske jedinice. Pogledajte odjeljak " 11.4.2 Za otvaranje zapornog ventila posude za rashladno sredstvo vanjske jedinice " [▶ 169].
④		U aplikaciji potvrdite završetak postupka otključavanja.
⑤		U aplikaciji ćete biti usmjereni na alat za puštanje u pogon gdje možete ispuniti kontrolni popis puštanja u pogon kako biste dovršili detaljne provjere instalacije. Kada je postupak puštanja u rad završen, jedinica je spremna za rad.

11.4.2 Za otvaranje zapornog ventila posude za rashladno sredstvo vanjske jedinice




NAPOMENA

Nakon instalacije, zaustavni ventil mora ostati potpuno otvoren kako bi se sprječilo oštećenje brtve.

Za siguran prijevoz gotovo sve rashladno sredstvo pohranjuje se u posudi za rashladno sredstvo vanjska jedinica. Tijekom puštanja u pogon, prilikom izvođenja postupka otključavanja vanjske jedinica (pogledajte "11.4.1 Za otključavanje vanjske jedinice (kompresora)" [▶ 166]), zaustavni ventil posude za rashladno sredstvo mora biti potpuno otvoren (prema uputama korisničkog sučelja) i ostati potpuno otvoren.

- 1** Uvjerite se da nema curenja plina na krugu između unutarnje jedinice i vanjske jedinice pomoću detektora curenja plina.
- 2** Skinite poklopac.
- 3** Okrenite zaustavni ventil tako da je potpuno otvoren (okreite ga kao što je prikazano dok se više ne može okretati) i ostavite ga potpuno otvorenim.
- 4** Ponovno pričvrstite poklopac kako biste sprječili curenje.
- 5** Ponovno provjerite kako biste bili sigurni da nema istjecanja plina.



Naljepnica

Naljepnica na servisnom poklopcu vanjske jedinice sadrži informacije o otvaranju zaustavnog ventila posude za rashladno sredstvo vanjske jedinice. Neki tekst je na engleskom jeziku. Ovo je prijevod:

#	Engleski	Prijevod
4	Unlock the unit before opening the valve.	Otključajte jedinicu prije otvaranja ventila.
4a	Unlock via the MMI and e-Care app. The MMI will instruct when to open the valve.	Otključati putem MMI (korisničkog sučelja unutarnje jedinice) i aplikacije e-Care. MMI će dati uputu kada otvoriti ventil.


#	Engleski	Prijevod
4c	Turn fully open and leave fully open.	Okrećite ga dok ne bude potpuno otvoren i ostavite ga potpuno otvorenog.

11.4.3 Za ažuriranje softvera korisničkog sučelja

Tijekom puštanje u pogon dobra je praksa ažurirati softver korisničkog sučelja tako da imate na raspolaganju sve najnovije funkcije.

- 1 Preuzmite najnoviji softver korisničkog sučelja (dostupan na <https://my.daikin.eu>; pretražujte pomoću Software Finder).
- 2 Softver stavite na memorijski USB štapić (mora biti formatiran kao FAT32).
- 3 ISKLJUČITE napajanje jedinice.
- 4 Umetnите memorijski USB štapić u USB priključak koji se nalazi na tiskanoj pločici sučelja (A11P).
- 5 UKLJUČITE napajanje jedinice. NEMOJTE uključiti jedinicu ako je razvodna kutija otvorena.

Rezultat: Softver je automatski ažuriran. Njegov proces možete pratiti na korisničkom sučelju.



- 6 Nakon što je softver potpuno ažuriran, ponovno izvršite resetiranje napajanja.

11.4.4 Za provjeru minimalne brzine protoka

1	Provjerite hidrauličku konfiguraciju kako biste doznali koje se petlje za grijanje prostora mogu zatvoriti uz pomoć mehaničkih, elektroničkih ili drugih ventila.	—
2	Zatvorite sve petlje za grijanje prostora koje se mogu zatvoriti.	—
3	Pokrenite probni rad crpke (pogledajte odjeljak "11.4.7 Za probni rad aktuatora" [▶ 175]). <ul style="list-style-type: none"> ▪ Izaberite [7.1.4] Jedinica crpke ▪ Izaberite brzinu crpke: Visoka 	—

4	Očitajte brzinu protoka ^(a) . Ako je brzina protoka premala: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Odzračite. ▪ Provjerite funkciju motora ventila za M1S i M3S. Prema potrebi zamijenite motor ventila. 	—
----------	---	---

^(a) Tijekom probnog rada crpke jedinica može raditi ispod minimalne potrebne brzine protoka.

Ako je postupak...	Onda je minimalna brzina protoka...
Rad hlađenja/grijanja, pokretanje/odmrzavanje/rezervnog pomoćni grijач	Ono što je potrebno: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Za EPSX(B)10: 22 l/min ▪ Za EPSX(B)14: 24 l/min

11.4.5 Za postupak odzračivanja



NAPOMENA

Drugo odzračivanje. Ako trebate izvršiti odzračivanje drugi put (nakon 30 minuta), morate napustiti način održavanja, a zatim ponovno ući u njega.



NAPOMENA

Glavna i dodatna crpka nisu uključene tijekom pročišćavanja odzračivanje. Stoga se odzračivanje za komplet za miješanje mora aktivirati normalnim radom.

Crpke su uključene:

- aktiviranjem vanjskog termostata za namjensku zonu, koji će aktivirati crpku za tu zonu, ili
- u upravljaču LWT obje crpke bit će UKLJUČENE kada se na početnom zaslonu uključi rad grijanja/hlađenja prostora.

1	Prebacite se na način instalatera. User icon 5678
2	<p>Idite na [7] Način održavanja iPotvrdi.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center;">Način održavanja</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <p>Ulazak u način održavanja može potrajati nekoliko minuta. Upravljački logički sklop završava operacije u tijeku prije prebacivanja.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> Odustani Potvrdi </div> </div> </div> <p>Rezultat: Rad Grijanje/hlađenje prostora i Kućna vruća voda automatski će se isključiti.</p> <p>Primjedba: Ako uređaj i dalje ulazi u način održavanja nakon 15 minuta, izvršite resetiranje napajanja.</p>

3 Idite na [7.2] Način održavanja > Odzračivanje.

7.2 - Probni rad aktuatora
- Odzračivanje

Detalji	Pokreni	
Ručno Grijanje/hlađenje prostora Visoka	Trenutna vrijednost	Test se izvodi
Stopa protoka	0 l/min	00:00:00
Tlak vode	0 bar	Test je pokrenut
Krug	Grijanje/hlađenje prostora	14 Ožuj 2025 16:36:54

↪

3.1



Postavke: Pomoću postavki odredite koje **Odzračivanje** treba izvršiti i potvrdite.

Probni rad aktuatora - Odzračivanje

Postavke

Postavke	<input checked="" type="radio"/> Ručno <input type="radio"/> Automatsko
Krug	<input checked="" type="radio"/> Grijanje/hlađenje prostora <input type="radio"/> Spremnik PTV a
Brzina crpke	<input checked="" type="radio"/> Isključeno <input type="radio"/> Niska brzina <input type="radio"/> Visoka brzina

↪

Postavke

▪ Ručno ▪ Automatsko

Krug:

▪ Grijanje/hlađenje prostora ▪ Spremnik PTV a

Brzina crpke:

▪ Isključeno ▪ Niska brzina ▪ Visoka brzina

3.2

Dodirnite **Pokreni** za pokretanje odzračivanja.

Rezultat: Odzračivanje započinje. Automatski se zaustavlja nakon nekog vremena.

3.3

Dodirnite **Zaustavi** da biste zaustavili odzračivanje.

Rezultat: odzračivanje prestaje.

4 Nakon testiranja odzračivanja:

4.1 Odaberite ↵ za vraćanje u izbornik.

4.2 Izaberite ▲ da biste napustili **Način održavanja**.

5 Kada napustite **Način održavanja**, korisničko sučelje automatski obnavlja rad (**Grijanje/hlađenje prostora** i **Kućna vruća voda**) kakav je bio prije ulaska u **Način održavanja**. Provjerite jesu li svi načini rada aktivirani prema očekivanjima.

11.4.6 Obavljanje probnog rada

**NAPOMENA**

Prije početka probnog rada provjerite jesu li zajamčeni minimalni zahtjevi protoka (Vidjeti "11.4.4 Za provjeru minimalne brzine protoka" [▶ 171]).

<p>1 Prebacite se na način instalatera.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> User icon 5678 </div>	<p>Način održavanja</p> <p>Ulazak u način održavanja može potrajati nekoliko minuta. Upravljački logički sklop završava operacije u tijeku prije prebacivanja.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> Odustani Potvrdi </div>		
<p>Rezultat: Rad Grijanje/hlađenje prostora i Kućna vruća voda automatski će se isključiti.</p> <p>Primjedba: Ako uređaj i dalje ulazi u način održavanja nakon 15 minuta, izvršite resetiranje napajanja.</p>			
<p>3 Idite na [7.7] Način održavanja > Postavke probnog rada i odredite ciljane temperature koje želite koristiti tijekom probnog rada.</p>	<p>⚙[030]</p>	<p>[7.7.1] Cilj grijanja prostora delta T</p>	<p>Delta T meta koja će se koristiti tijekom ispitivanja grijanja prostora. 2~20°C</p>
	<p>⚙[031]</p>	<p>[7.7.2] Cilj izlazne vode grijanja prostora</p>	<p>Cilj temperatura izlazne vode koja će se koristiti tijekom ispitivanja grijanja prostora. 5 ~ 71° C</p>
	<p>⚙[032]</p>	<p>[7.7.3] Prostorija grijanja prostora</p>	<p>Ciljana sobna temperatura koja će se koristiti tijekom ispitivanja grijanja prostora. 5~30°C</p>
	<p>⚙[033]</p>	<p>[7.7.4] Cilj hlađenja prostora delta T</p>	<p>Delta T meta koja će se koristiti tijekom ispitivanja hlađenja prostora. 2 ~ 10° C</p>
	<p>⚙[034]</p>	<p>[7.7.5] Cilj izlazne vode hlađenja prostora</p>	<p>Ciljajte temperaturnu izlaznu vodu ostavlja koja će se koristiti tijekom ispitivanja hlađenja prostora. 5~30°C</p>

⚙[035]	[7.7.6] Prostorija hlađenja prostora	Ciljana sobna temperatura koja će se koristiti tijekom ispitivanja hlađenja prostora. 5~30°C												
⚙[077]	[7.7.7] Zadana vrijednost spremnika ^(a)	Ciljna temperatura spremnika koja će se koristiti tijekom ispitivanja zagrijavanja spremnika. 20 ~ 85° C												
⚙[145]	[7.7.9] Probni rad ciljnog DG-a spremnika ^(b)	Ciljna temperatura spremnika koja će se koristiti tijekom ispitivanja pojačanog grijala. 25 ~ 60° C												
4	Idite na [7.3] Način održavanja > Probni rad													
5	Odaberite radnju za testiranje. Primjer: [7.3.1]Grijanje prostora.													
	<p>7.3.1 - <input checked="" type="radio"/> Probni rad - Grijanje prostora</p> <p>Detalji ▶ Pokreni</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Trenutna vrijednost</th> <th>Test se izvodi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Temperatura ulazne vode</td> <td>0 °C</td> <td>00:00:00</td> </tr> <tr> <td>Temperatura izlazne vode</td> <td>0 °C</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stopa protoka</td> <td>0 l/min</td> <td>Test je pokrenut 14 Ožuj 2025 16:36:54</td> </tr> </tbody> </table> <p>↪</p>			Trenutna vrijednost	Test se izvodi	Temperatura ulazne vode	0 °C	00:00:00	Temperatura izlazne vode	0 °C		Stopa protoka	0 l/min	Test je pokrenut 14 Ožuj 2025 16:36:54
	Trenutna vrijednost	Test se izvodi												
Temperatura ulazne vode	0 °C	00:00:00												
Temperatura izlazne vode	0 °C													
Stopa protoka	0 l/min	Test je pokrenut 14 Ožuj 2025 16:36:54												
5.1	Dodirnite Pokreni da biste pokrenuli test rada. Rezultat: Počinje test rada.													
5.2	Dodirnite Zaustavi da biste zaustavili test rada. Napomena: Čak i ako je probni rad zaustavljen, može se nastaviti do minimalnog vremena rada postavljenog u [3.15] Minimum toplinske crpke na vrijeme .													
6	Nakon testiranja probnog rada:													
6.1	Odaberite ↵ za vraćanje u izbornik.													
6.2	Izaberite ▲ da biste napustili Način održavanja .													
7	Kada napustite Način održavanja , korisničko sučelje automatski obnavlja rad (Grijanje/hlađenje prostora i Kućna vruća voda) kakav je bio prije ulaska u Način održavanja . Provjerite jesu li svi načini rada aktivirani prema očekivanjima.													

^(a) Ako spremnik nije spojen, ova će se postavka i dalje pojavljivati za zidne jedinice, ali NEĆE biti učinkovita.

^(b) Ako spremnik nije spojen, ova se postavka NEĆE pojaviti za zidne jedinice.

11.4.7 Za probni rad aktuatora

Namjena

Izvršite probni rad aktuatora za potvrdu rada različitih aktuatora. Primjerice, kada odaberete **Jedinica crpke**, započet će probni rad crpke.

1	Prebacite se na način instalatera.
2	Idite na [7] Način održavanja iPotvrđi.
3	Idite na [7.1] Način održavanja > Probni rad aktuatora.
4	Odaberite aktuator za testiranje. Primjer: [7.1.4] Jedinica crpke
4.1	 Postavke: za određene aktuatore možete definirati neke postavke prije testa.
4.2	Dodirnite Pokreni da biste pokrenuli test. Rezultat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vrijednosti za aktuator prikazane u odjeljku s detaljima. ▪ Počinje mjerjenje vremena.
4.3	Dodirnite Zaustavi da biste zaustavili test. Napomena: Zbog potrebnog vremena nakon izvođenja, probna vožnja se može nastaviti određeno vrijeme čak i kada je zaustavljena.
5	Nakon ispitivanja aktuatora:
5.1	Odaberite ↵ za vraćanje u izbornik.
5.2	Izaberite ▲ da biste napustili Način održavanja.

- 6 Kada napustite **Način održavanja**, korisničko sučelje automatski obnavlja rad (**Grijanje/hlađenje prostora i Kućna vruća voda**) kakav je bio prije ulaska u **Način održavanja**. Provjerite jesu li svi načini rada aktivirani prema očekivanjima.

11.4.8 Za izvođenje programa isušivanja estriha za podno grijanje



NAPOMENA

Dužnost je instalatera:

- obratiti se proizvođaču estriha zbog uputa o maksimalnoj dopuštenoj temperaturi vode kako bi se izbjeglo pucanje estriha,
- programirati plan isušivanja estriha za podno grijanje prema početnim uputama za grijanje proizvođača estriha,
- redovno provjeravati pravilan rad postavljanja,
- provesti ispravan program koji je u skladu s vrstom upotrijebljenog estriha.



NAPOMENA

Prije početka isušivanja estriha za podno grijanje provjerite jesu li zajamčeni minimalni zahtjevi protoka (Vidjeti "11.4.4 Za provjeru minimalne brzine protoka" [▶ 171]).



NAPOMENA

Kada su odabранe dvije zone isušivanje estriha za podno grijanje može se izvršiti samo na glavnoj zoni.



NAPOMENA

Kada dođe do nestanka struje, isušivanje estriha za podno grijanje nastavit će se tamo gdje je prekinuto u programu isušivanje estriha za podno grijanje.



INFORMACIJA

Postupak u nastavku pokazuje da trebate dodirnuti **Zaustavi** da biste zaustavili funkciju, ali gumb **Zaustavi** NIJE dostupan u ranim verzijama softvera korisničkog sučelja. Umjesto toga, ↪ upotrije bite ili zaustavite funkciju.


1

Prebacite se na način instalatera.



5678


2 Idite na [7] Način održavanja i Potvrdi.




Rezultat: Rad **Grijanje/hlađenje prostora i Kućna vruća voda** automatski će se isključiti.

Primjedba: Ako uređaj i dalje ulazi u način održavanja nakon 15 minuta, izvršite resetiranje napajanja.

3 Idite na [7.4] Način održavanja > GIP sušenje estriha



3.1 Dodirnite Izradi program ili dodirnite Program + da biste definirali korak programa. Program se može sastojati od više programske koraka i od najviše 30 programske koraka.



Svaki programske korak sadrži redni broj, trajanje i željenu temperaturu izlazne vode.


3.2

Postavke:

Napomena: Ova funkcija NIJE dostupna u ranim verzijama softvera korisničkog sučelja. Isušivanje estriha za podno grijanje može se izvršiti samo na glavnoj zoni.

3.3

Dodirnite **Pokreni** za isušivanje estriha za podno grijanje.

**Rezultat:**

- Program isušivanja estriha za podno grijanje započinje. Automatski se zaustavlja kada su svi koraci dovršeni.
- Traka napretka označava gdje se program trenutno nalazi.
- Prikazuje se vrijeme početka programa i procijenjeno vrijeme završetka na temelju trenutnog vremena i trajanja programa
- Ekran estriha za podno grijanje koristi se kao početni ekran do završetka programa.

3.4

Dodirnite **Zaustavi** da biste zaustavili isušivanje estriha za podno grijanje.

4

Nakon isušivanja estriha za podno grijanje:

4.1

Odaberite ← za vraćanje u izbornik.

4.2

Izaberite □ da biste napustili **Način održavanja**


5

Kada napustite **Način održavanja**, korisničko sučelje automatski obnavlja rad (**Grijanje/hlađenje prostora i Kućna vruća voda**) kakav je bio prije ulaska u **Način održavanja**. Provjerite jesu li svi načini rada aktivirani prema očekivanjima.


12 Predaja korisniku

Kada se završi pokušni rad i jedinica ispravno radi, korisniku obavezno objasnite sljedeće:

- Upišite trenutačne postavke u tablicu postavki instalatera (u priručnik za rukovanje).
- Provjerite ima li korisnik tiskanu dokumentaciju i zamolite ga/je da je čuva za buduću upotrebu. Obavijestite korisnika/cu da cijelovitu dokumentaciju može pronaći na URL-u navedenom ranije u ovom priručniku.
- Objasnite korisniku kako se pravilno upravlja sustavom i što mora napraviti u slučaju problema.
- Pokažite korisniku koje radnje mora obavljati u svrhu održavanja jedinice.
- Upoznajte korisnika sa savjetima za štedu energije kako je opisano u priručniku za rukovanje.
- Objasnite korisniku da NE ISKLJUČUJE prekidače strujnog kruga (c) na jedinicama kako bi zaštita ostala aktivirana. U slučaju električnog napajanja po normalnoj stopi kWh (a), postoji jedan prekidač strujnog kruga. U slučaju električnog napajanja po preferencijalnoj stopi kWh (b), postoji dva prekidača strujnog kruga.



- Objasnite korisniku da NE ISKLJUČUJE prekidače strujnog kruga (c) na jedinicama kako bi zaštita ostala aktivirana. U slučaju da se unutarnja jedinica napaja zasebno (a), postoje dva prekidača strujnog kruga. U slučaju unutarnje jedinice koja se napaja iz vanjske jedinice (b), postoji jedan prekidač strujnog kruga.



- Objasnite korisniku da kada želi zbrinuti jedinicu, da to ne može učiniti sam, ali da mora kontaktirati tehničara certificiranog za Daikin.
- Objasnite korisniku kako sigurno koristiti toplinsku crpu R290. Za više informacija o tome pogledajte namjenski Servisni priručnik ESIE22-02 "Sustavi koji koriste rashladno sredstvo R290" (dostupno na <https://my.daikin.eu>).

13 Održavanje i servisiranje



NAPOMENA

Kontrolni popis općeg održavanja/pregleda. Uz upute za održavanje u ovom poglavlju, dostupan je i standardni kontrolni popis za održavanje na Daikin Business Portal (potrebna je autentifikacija).

Kontrolni popis općeg održavanja/pregleda nadopuna je uputama u ovom poglavlju i može se upotrebjavati kao smjernica i predložak za izvještavanje tijekom održavanja.



NAPOMENA

Održavanje MORA provoditi ovlašteni instalater ili servisni tehničar.

Preporučujemo da obavite održavanje najmanje jednom godišnje. Međutim, važeći zakonski propisi mogu zahtijevati kraće rokove održavanja.

U ovom poglavlju

13.1	Mjere opreza pri održavanju	181
13.2	Godišnje održavanje	181
13.2.1	Godišnje održavanje vanjske jedinice: pregled	181
13.2.2	Godišnje održavanje vanjske jedinice: upute	182
13.2.3	Godišnje održavanje unutarnje jedinice: pregled	182
13.2.4	Godišnje održavanje unutarnje jedinice: upute	182
13.3	O čišćenju filtra za vodu u slučaju problema	184
13.3.1	Uklanjanje filtra za vodu	184
13.3.2	Čišćenje filtra za vodu u slučaju problema	185
13.3.3	Ugradnja filtra za vodu	186

13.1 Mjere opreza pri održavanju



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA



OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA



NAPOMENA: Opasnost od elektrostatickog pražnjenja

Prije obavljanja bilo kakvog održavanja ili servisnih radova dodirnite metalni dio jedinice kako biste uklonili statički elektricitet i zaštitili tiskanu pločicu.

13.2 Godišnje održavanje

13.2.1 Godišnje održavanje vanjske jedinice: pregled

Sljedeće stavke provjerite najmanje jednom godišnje:

- Izmjenjivač topline
- Filter za vodu

13.2.2 Godišnje održavanje vanjske jedinice: upute

Izmjenjivač topline


Izmjenjivač topline vanjske jedinice može se začepiti prašinom, nečistoćama lišćem i drugim. Preporučujemo čišćenje izmjenjivača topline jednom godišnje. Začepljeni izmjenjivač topline može dovesti do preniskog ili previsokog tlaka što će rezultirati lošijim performansama.

Filtar za vodu

Zatvorite ventil. Očistite i isperite filter za vodu.

**NAPOMENA**

Pažljivo rukujte filtrom. NE upotrebljavajte pretjeranu silu prilikom ponovnog umetanja kako NE biste oštetili mrežicu filtra.



13.2.3 Godišnje održavanje unutarnje jedinice: pregled

**OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA**


Voda u spremniku i svi spojeni cjevovodi mogu biti vrlo vrući.

- Tlak vode
- Magnetski filter/odvajač prljavštine
- Ventil za ograničenje tlaka vode
- Crijevo sigurnosnog ventila
- Razvodna kutija
- Razina vode u spremniku

13.2.4 Godišnje održavanje unutarnje jedinice: upute

Tlak vode – krug za grijanje/hlađenje prostora

Tlak vode održavajte iznad 1 bar. Ako je niži, dodajte vode.

Magnetski filter/odvajač prljavštine

- a** Navojni spoj
- b** Magnetni omotač
- c** Ispusni ventil
- d** Poklopac odvoda

Godišnje održavanje magnetnog filtra/odvajača prljavštine sastoji se od:

- Provjere kojom utvrđujemo jesu li oba dijela magnetnog filtra/odvajača prljavštine još uvijek čvrsto pritegnuti (a).
- Pražnjenja odvajača prljavštine ovim redom:

- 1** Skinite magnetni omotač (b).
 - 2** Odvijte poklopac odvoda (d).
 - 3** Spojite crijevo za pražnjenje sa dnem filtra za vodu tako da se voda i prašina mogu sakupljati u prikladnom spremniku (boci, sudoperu...).
 - 4** Otvorite ventil za pražnjenje na nekoliko sekundi (c).
- Rezultat:** Iz njega će izaći voda i prljavština.
- 5** Zatvorite ventil za pražnjenje.
 - 6** Ponovno navijte poklopac odvoda.
 - 7** Ponovno spojite magnetni omotač.
 - 8** Provjerite tlak kruga vode. Prema potrebi dodajte vodu.



NAPOMENA

- Prilikom provjeravanja nepropusnosti magnetnog filtra/odvajača prljavštine, držite ga čvrsto tako da NE izlažete naprezanju cijevi za vodu.
- NE izolirajte magnetni filter/odvajač prljavštine zatvaranjem zapornih ventila. Da biste pravilno ispraznili odvajač prljavštine, potrebno je imati dovoljno tlaka.
- Kako biste spriječili zadržavanje prljavštine u odvajaču prljavštine, UVIJEK skinite magnetni omotač.
- UVIJEK prvo odvijte poklopac odvoda i cijev za pražnjenje spojite sa dnem filtra za vodu, zatim otvorite ventil za pražnjenje.



INFORMACIJA

Zbog godišnjeg održavanja ne trebate skidati filter za vodu s jedinice kako biste ga očistili. U slučaju problema s filtrom za vodu možda ćete ga morati skinuti tako da ga možete temeljito očistiti. Zatim trebate učiniti sljedeće:

- "[13.3.1 Uklanjanje filtra za vodu](#)" [▶ 184]
- "[13.3.2 Čišćenje filtra za vodu u slučaju problema](#)" [▶ 185]
- "[13.3.3 Ugradnja filtra za vodu](#)" [▶ 186]

Ventil za ograničenje tlaka vode

Otvorite ventil i provjerite radi li ispravno. **Voda može biti vrlo vruća!**

Kontrolne točke su sljedeće:

- Protok vode koji dolazi od sigurnosnog ventila dovoljno je visok, nema sumnje na blokadu ventila ili između cijevi.
- Prljava voda izlazi iz odušnog ventila:
 - držite ventil otvorenim dok ispuštena voda više NE bude sadržavala nečistoće
 - isperite sustav

Preporučujemo učestalije izvođenje ovih postupaka održavanja.

Razvodna kutija

Obavite temeljiti vizualni pregled razvodne kutije i potražite očite nedostatke kao što su olabavljeni spojevi ili neispravno ožičenje.

**UPOZORENJE**

Ako je unutarnje ožičenje oštećeno, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni serviser ili slična stručna osoba.


Razina vode u spremniku

Izvršite vizualnu provjeru razine vode u spremniku.

- 9** Otvorite sljedeće (pogledajte odjeljak "7.2.5 Za otvaranje unutarnje jedinice" [▶ 76]):

1	Ploča korisničkog sučelja	
2	Razvodna kutija	

- 10** Provjerite je li vidljiv crveni indikator razine. Ako NIJE, dodajte vodu u spremnik (pogledajte "8.2.9 Za punjenje spremnika" [▶ 101]).



13.3 O čišćenju filtra za vodu u slučaju problema

**INFORMACIJA**

Zbog godišnjeg održavanja ne trebate skidati filter za vodu s jedinice kako biste ga očistili. U slučaju problema s filtrom za vodu možda ćete ga morati skinuti tako da ga možete temeljito očistiti. Zatim trebate učiniti sljedeće:

- ["13.3.1 Uklanjanje filtra za vodu" \[▶ 184\]](#)
- ["13.3.2 Čišćenje filtra za vodu u slučaju problema" \[▶ 185\]](#)
- ["13.3.3 Ugradnja filtra za vodu" \[▶ 186\]](#)


13.3.1 Uklanjanje filtra za vodu

Preduvjet: Zaustavite rad jedinice putem korisničkog sučelja.

Preduvjet: ISKLJUČITE odgovarajući prekidač kruga.

- 1** Filter za vodu smješten je iza razvodne kutije. Da biste dobili pristup njemu, pogledajte "7.2.5 Za otvaranje unutarnje jedinice" [▶ 76].
- 2** Zatvorite zaporne ventile kruga vode.
- 3** Zatvorite ventil (ako je dio opreme) kruga vode koji ide prema ekspanzijskoj posudi.
- 4** Skinite kapicu na dnu magnetnog filtra/odvajača prljavštine.
- 5** Crijivo za pražnjenje spojite s dnom filtra za vodu.

- 6 Otvorite ventil na dnu filtra za vodu kako biste ispraznili vodu iz kruga za vodu. Ispuštenu vodu sakupite u bocu, sudoper,... koristeći postavljeno crijevo za pražnjenje.
- 7 Uklonite 2 kopče koje pričvršćuju filter za vodu.



a Kopča
b Prstenasta stezaljka
c Magnetski filter/odvajač prljavštine

- 8 Odvijte 2 prstenaste stezaljke i uklonite 2 crijeva u kutiju za odvajanje plina.
- 9 Skinite filter za vodu.
- 10 Uklonite crijevo za pražnjenje sa filtra za vodu.



NAPOMENA

Premda je krug vode ispraznjen, nešto se vode može prolići tijekom skidanja magnetskog filtra/odvajača prljavštine s kućišta filtra. UVIJEK očistite prolivenu vodu.

13.3.2 Čišćenje filtra za vodu u slučaju problema

- 1 Skinite filter za vodu s jedinice. Pogledajte odjeljak "["13.3.1 Uklanjanje filtra za vodu"](#)" [▶ 184].



NAPOMENA

Kako biste cjevovod spojen na magnetski filter/odvajač prljavštine zaštitili od oštećenja, preporučujemo da ovaj postupak provedete dok je magnetski filter/odvajač prljavštine skinut s jedinice.

- 2 Odvijte donji dio kućišta filtra za vodu. Prema potrebi, koristite odgovarajući alat.



NAPOMENA


Otvaranje magnetskog filtra/odvajača prljavštine potrebno je SAMO u slučaju ozbiljnih problema. Preporučuje se da se taj postupak nikada ne izvrši tijekom cijelog vijeka trajanja magnetskog filtra/odvajača prljavštine.

- 3 Izvadite cjedilo i smotani filter iz kućišta filtra i očistite ih vodom.
- 4 Postavite očišćeni smotani filter i cjedilo u kućište filtra za vodu.



INFORMACIJA

Pravilno postavite cjedilo u kućište magnetnog filtra/odvajača prljavštine koristeći se izbočinama.



a Smotani filter
b Cjedilo
c Izbočina

- Postavite i pravilno zategnите donji dio kućišta filtra za vodu.


13.3.3 Ugradnja filtra za vodu



NAPOMENA

Provjerite stanje O-prstenova i zamijenite ih prema potrebi. Na O-prstenove prije postavljanja nanesite vodu ili silikonsku mast.

- Ponovno spojite 2 crijeva i zavijte 2 prstenaste stezaljke. Kako su crijeva za separator plina fleksibilna, lakše je pričvrstiti prstenaste stezaljke prije nego što je filter za vodu u konačnom položaju.
- Filter za vodu postavite na odgovarajuće mjesto.



a Kopča
b Prstenasta stezaljka
c Magnetski filter/odvajač prljavštine

- Postavite 2 kopče kako biste pričvrstili filter za vodu za cijevi kruga vode.
- Prema potrebi otvorite zaporne ventile i dodajte vodu u krug vode.

14 Otklanjanje smetnji

Kontakt

Ako se javе simptomi u nastavku, problem možete pokušati riješiti i sami. Za sve druge probleme obratite se svom instalateru. Broj za kontakt/korisničku službu možete pronaći putem korisničkog sučelja.

1 Idite na [6.3]: **Informacije > Informacije o dobavljaču.**

U ovom poglavlju

14.1	Pregledni prikaz: Otklanjanje smetnji.....	187
14.2	Mjere opreza kod otklanjanja smetnji	187
14.3	Rješavanje problema na temelju simptoma	188
14.3.1	Simptom: jedinica NE grije i ne hlađi prema očekivanom.....	188
14.3.2	Simptom: vruća voda NE dostiže željenu temperaturu	189
14.3.3	Simptom: kompresor se NE pokreće (grijanje prostora ili grijanje kućne vruće vode)	190
14.3.4	Simptom: sustav proizvodi šum krkljanja nakon puštanja u pogon.....	191
14.3.5	Simptom: crpka proizvodi buku (kavitacija)	192
14.3.6	Simptom: sigurnosni ventil se otvara	192
14.3.7	Simptom: ventil za ograničenje tlaka vode curi	193
14.3.8	Simptom: prostor se NE zagrijava dovoljno pri niskim vanjskim temperaturama	193
14.3.9	Simptom: tlak na slavini privremeno je neuobičajeno visok.....	194
14.3.10	Simptom: Funkcija dezinfekcije spremnika NIJE ispravno dovršena (pogreška AH)	195
14.4	Rješavanje problema na osnovi kôdova grešaka	195
14.4.1	Prikaz teksta pomoći u slučaju kvara	195
14.4.2	Za provjeru povijesti kvarova	196
14.4.3	Kodovi pogrešaka: pregled.....	196

14.1 Pregledni prikaz: Otklanjanje smetnji

U ovom je poglavlju opisano što trebate učiniti u slučaju problema.

Sadrži informacije o sljedećim temama:

- Rješavanje problema na temelju simptoma
- Rješavanje problema na osnovi kodova pogreški

Prije otklanjanja smetnji

Obavite temeljit vizualni pregled jedinice i potražite očite greške kao što su olabavljeni spojevi ili neispravno ožičenje.

14.2 Mjere opreza kod otklanjanja smetnji



OPASNOST: OPASNOST OD STRUJNOG UDARA



OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA

**UPOZORENJE**

- Kada obavljate pregled na razvodnoj kutiji jedinice, UVIJEK provjerite je li jedinica odvojena s električne mreže. Isključite odgovarajući prekidač.
- Ako je aktivirana sigurnosna naprava, zaustavite uređaj i pronađite zašto je sigurnosna naprava aktivirana prije nego je resetirate. NIKADA nemojte zaobilaziti sigurnosne uređaje i ne mijenjajte njihove vrijednosti s tvornički zadanih postavki. Ako ne možete pronaći uzrok problema, obratite se dobavljaču.

**UPOZORENJE**

Sprječite opasnosti zbog nehotičnog resetiranja rastavne toplinske sklopke: napajanje ovog uređaja se NE SMIJE dovoditi putem vanjskog sklopnnog uređaja, kao što je programator, niti priključiti na strujni krug koji redovito uključuje i isključuje komunalna služba.

14.3 Rješavanje problema na temelju simptoma

14.3.1 Simptom: jedinica NE grijе i ne hlađi prema očekivanom

Mogući uzroci	Korektivni postupci
Postavka temperature NIJE točna	Provjerite postavku temperature na daljinskom upravljaču. Pogledajte Priručnik za rukovanje.

Mogući uzroci	Korektivni postupci
Protok vode je preslab	<p>Provjerite i potvrdite sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Svi zaporni ventili kruga vode potpuno su otvoreni. ▪ Filter vode je čist. Očistite ako je potrebno. ▪ U sustavu nema zraka. Odzračite ako je potrebno. Zrak možete očistiti ručno ili koristiti funkciju automatskog odzračivanja (vidi "11.4.5 Za postupak odzračivanja" [▶ 172]). ▪ Tlak vode je >1 bar. ▪ Ekspanzijska posuda NIJE oštećena. ▪ Otpor u krugu vode NIJE previsok za crpku (pogledajte ESP krivulju u poglavljju "Tehnički podaci"). ▪ Ako se ^(a) pojave sljedeći kodovi pogrešaka, to bi moglo dovesti do toga da određeni aktuatori ne mogu raditi, što bi moglo dovesti do nepokretanja rada u tom načinu rada: 7H-22, 7H-18, 7H-19 <p>Pogledajte kako "11.4.4 Da biste provjerili minimalnu brzinu brzina protoka" [▶ 171] biste provjerili zahtjeve i prilagodili ih ako je potrebno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ako se ^(a) pojave sljedeći kodovi pogrešaka, to znači da minimalni zahtjevi protoka jedinice nisu ispunjeni: 7H-20, 7H-21 <p>Pogledajte kako "11.4.4 Da biste provjerili minimalnu brzinu brzina protoka" [▶ 171] biste provjerili zahtjeve i prilagodili ih ako je potrebno.</p> <p>Ako se problem javlja i nakon provođenja svih prethodno navedenih provjera, obratite se dobavljaču. U nekim slučajevima normalno je da jedinica upotrebljava slab protok vode.</p>
Zapremnina vode u instalaciji je premala	Sa sigurnošću utvrđite da je zapremnina vode u instalaciji iznad minimalno potrebne vrijednosti (pogledajte "8.1.2 Za provjeru zapremnine vode i brzine protoka" [▶ 90]).

^(a) Pogledajte "Kodovi pogrešaka jedinice" [▶ 196] više informacija o 7H kodovima pogrešaka (npr. informacije o krugu).

14.3.2 Simptom: vruća voda NE dostiže željenu temperaturu

Mogući uzroci	Korektivni postupci
Jedan od senzora temperature spremnika je u kvaru.	Za poduzimanje odgovarajuće korektivne radnje pogledajte servisni priručnik jedinice.

Mogući uzroci	Korektivni postupci
Pomoćni bojler ne radi ispravno.	Ako je pomoćni bojler spojen izravno na spremnik, osigurajte sljedeće: <ul style="list-style-type: none"> ▪ bojler radi ispravno, ▪ kapacitet bojlera je dovoljan.

14.3.3 Simptom: kompresor se NE pokreće (grijanje prostora ili grijanje kućne vruće vode)

Mogući uzroci	Korektivni postupci
Jedinica se mora pokrenuti izvan svog radnog raspona (temperatura vode je preniska) U određenim uvjetima ulazna temperatura vode mora se povećati putem pomoćni grijач kako bi se toplinska crpka dovela u domet. Na primjer, to se može dogoditi kada su uvjeti vjetra kritični i nema zaštite od vjetra, vidi " 7.1.1 Zahtjevi za mjesto postavljanja vanjske jedinice " [▶ 70].	Ako se ne pokreće ni pomoćni grijач, provjerite i uvjerite se u sljedeće: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Napajanje pomoćnog grijacha pravilno je ožičeno. ▪ Toplinska zaštita pomoćnog grijacha NIJE aktivirana. Ako pomoćni grijach ne može postići potrebnu minimalnu ulaznu temperaturu vode. Možda će biti potrebno započeti rad s manjom zapremninom vode. Da biste to učinili, postupno otvarajte uređaje za isijavanje. Temperatura vode tada će se postupno povećavati. Pratite temperaturu ulazne vode i pazite da NE padne Ako se problem i dalje javlja, obratite se svom dobavljaču.
Preferencijalne postavke napajanja brzine kWh i električni priključci NE podudaraju se.	Ovo bi se trebalo podudarati s priključcima kako je objašnjeno pod naslovima: <ul style="list-style-type: none"> ▪ "9.3.2 Za priključivanje glavnog električnog napajanja" [▶ 125] ▪ "9.1.4 O napajanju po preferencijalnoj stopi kWh" [▶ 106] ▪ "9.1.5 Pregled električnih priključaka osim vanjskih aktuatora" [▶ 107]
Postoji zahtjev za odgovor na zahtjev koji može ograničiti snagu toplinske pumpe ili prisiliti isključiti toplinsku pumpu.	Pogledajte [5.25]: Postavke > Upravljanje potrošnjom
Pokretanje proizvodnje kućne vruće vode (uključujući dezinfekciju) i grijanja prostora planirano je u isto vrijeme.	Promijenite raspored kako se ta dva načina rada ne bi pokretala istodobno.

Mogući uzroci	Korektivni postupci
Minimalni protok nije zajamčen u tom krugu kako bi se omogućio rad.	<ul style="list-style-type: none"> Ako se ^(a) pojave sljedeći kodovi pogrešaka, to bi moglo dovesti do toga da određeni aktuatori ne mogu raditi, što bi moglo dovesti do nepokretanja rada u tom načinu rada: 7H-22, 7H-18, 7H-19 Pogledajte kako "11.4.4 Da biste provjerili minimalnu brzinu brzina protoka" [▶ 171] biste provjerili zahtjeve i prilagodili ih ako je potrebno. Ako se ^(a) pojave sljedeći kodovi pogrešaka, to znači da minimalni zahtjevi protoka jedinice nisu ispunjeni: 7H-20, 7H-21 Pogledajte kako "11.4.4 Da biste provjerili minimalnu brzinu brzina protoka" [▶ 171] biste provjerili zahtjeve i prilagodili ih ako je potrebno.
Kompresor se ne može pokrenuti kada se pomoćni grijач ne napaja.	<p>Ako se pomoćni grijач ne napaja, tada:</p> <ul style="list-style-type: none"> Grijanje prostora i zagrijavanje spremnika nije dopušteno. Generirana Pregrijavanje pomoćnog grijaća ili kabel napajanja PG-a nije povezan je pogreška AA-01.

^(a) Pogledajte "[Kodovi pogrešaka jedinice](#)" [▶ 196] više informacija o 7H kodovima pogrešaka (npr. informacije o krugu).

14.3.4 Simptom: sustav proizvodi šum krkljanja nakon puštanja u pogon

Mogući uzrok	Korektivni postupci
U sustavu ima zraka.	Odzračite sustav. ^(a)
Nepravilno hidrauličko uravnoteženje.	<p>Posao koji mora obaviti instalater:</p> <ol style="list-style-type: none"> Provedite hidrauličko uravnoteženje kako biste osigurali pravilnu raspodjelu protoka između uređaja za isijavanje. Ako hidrauličko balansiranje nije dovoljno, preporučuje se povećanje vrijednosti Delta T grijanje ([1.14]/[2.14]). Ako hidrauličko balansiranje nije dovoljno, preporučuje se povećanje vrijednosti Delta T hlađenje ([1.18]/[2.17]).
Razni kvarovi.	<p>Provjerite prikazuje li se  ili  na početnom zaslonu korisničkog sučelja.</p> <p>Vidi "14.4.1 Prikaz teksta pomoći u slučaju kvara" [▶ 195] za više informacija o kvaru.</p>

^(a) Preporučujemo da odzračivanje izvršite uz pomoć funkcije odzračivanja na jedinici (to mora obaviti instalater). Ako odzračujete uređaje za isijavanje topline ili kolektore, imajte na umu sljedeće:

**UPOZORENJE**

Odzračivanje uređaja za isijavanje topline ili kolektora. Prije odzračivanja uređaja za isijavanje topline ili kolektora, provjerite prikazuje li se ili na početnom zaslonu korisničkog sučelja.

- Ako se ne prikazuje, možete odmah obaviti odzračivanje.
- Ako se prikazuje, uvjerite se da je prostorija u kojoj želite obaviti odzračivanje dovoljno ventilirana. **Reason:** u slučaju puknuća, rashladno sredstvo može istjecati u krug vode, a potom i u prostoriju prilikom odzračivanja uređaja za isijavanje topline ili kolektora.

14.3.5 Simptom: crpka proizvodi buku (kavitacija)

Mogući uzroci	Korektivni postupci
U sustavu ima zraka	Ručno očistite zrak ili upotrijebite funkciju automatskog pročišćavanja zraka (vidi "11.4.5 Za postupak odzračivanja" [▶ 172]).
Tlak vode na ulazu crpke je prenizak	Provjerite i potvrdite sljedeće: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tlak vode je >1 bar. ▪ Osjetnik tlaka vode nije oštećen. ▪ Ekspanzijska posuda NIJE oštećena. ▪ Ventil (ako je dio opreme) kruga vode koji ide prema ekspanzijskoj posudi je otvoren. ▪ Postavka predtlaka ekspanzijske posude je točna.

14.3.6 Simptom: sigurnosni ventil se otvara

Mogući uzroci	Korektivni postupci
Ventil (ako je dio opreme) kruga vode koji ide prema ekspanzijskoj posudi je zatvoren.	Otvorite ventil.
Dobavna visina kruga vode je previška	Dobavna visina kruga vode je razlika u visini između unutarnje jedinice i najviše točke kruga vode. Ako je unutarnja jedinica smještena na najvišoj točki instalacije, tada se za visinu instalacije uzima 0 m. Maksimalna dobavna visina kruga vode je 10 m. Provjerite zahtjeve za postavljanje.

14.3.7 Simptom: ventil za ograničenje tlaka vode curi

Mogući uzroci	Korektivni postupci
Nečistoća blokira izlaz sigurnosnog ventila za vodu	<p>Provjerite ispravan rad sigurnosnog ventila okretanjem crvenog gumba na ventilu u smjeru suprotnom od kazaljki na satu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ako NE čujete kuckanje, obratite se svom dobavljaču. ▪ Ako voda nastavi istjecati iz jedinice, najprije zatvorite ulazne i izlazne zaporne ventile za vodu pa se zatim obratite svom dobavljaču.

14.3.8 Simptom: prostor se NE zagrijava dovoljno pri niskim vanjskim temperaturama

Mogući uzroci	Korektivni postupci
Rad pomoćnog grijajućeg elementa nije aktiviran	<p>Provjerite sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rezervni pomoćni grijajući element je dopušten zbog nedostatka kapaciteta. <p>To je definirano sa [5.6.1] Postavka nedostatka kapaciteta</p> <ul style="list-style-type: none"> - kada je odabir Nikada ran, pomoćni grijajući element neće biti dopušten zbog nedostatka kapaciteta. - kada je odabir Uvijek ran, pomoćni grijajući element će biti dopušten zbog nedostatka kapaciteta neovisno o ambijentu. - kada je odabir Ispod ravnoteže ran, dodatak rezervnog grijajućeg elementa ovisi o temperaturi okoline. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Uključen je prekidač za nadstrujnu zaštitu pomoćnog grijajućeg elementa. Ako nije, uključite ga. ▪ Toplinska zaštita pomoćnog grijajućeg elementa NIJE aktivirana. Ako je aktivirana, provjerite sljedeće, a zatim pritisnite gumb za resetiranje u razvodnoj kutiji: <ul style="list-style-type: none"> - Tlak vode - Ima li u sustavu zraka - Rad odzračivanja
Pomoćni bojler ne radi ispravno.	<p>Ako je pomoćni bojler spojen izravno na spremnik i aktivirana je podrška za grijanje prostora, osigurajte sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ bojler radi ispravno, ▪ kapacitet bojlera je dovoljan.

Mogući uzroci	Korektivni postupci
Temperatura izjednačenja pomoćnog grijanja nije pravilno konfigurirana	<p>Povisite temperaturu izjednačenja kako bi se na višim vanjskim temperaturama uključio pomoćni grijач.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Provjerite je li [5.6.1] Postavka nedostatka kapaciteta postavljen na Ispod ravnoteže. ▪ Idite na [5.6.2] Postavke > Nedostatak kapaciteta > Zadana vrijednost izjednačavanja da biste postavili željenu temperaturu izjednačenja.
U sustavu ima zraka.	<p>Sustav odzračite ručno ili automatski. Pogledajte funkciju odzračivanja u poglavlju "11 Puštanje u rad" [▶ 162].</p>
Preveliki kapacitet toplinske crpke upotrebljava se za grijanje kućne vruće vode	<p>Provjerite jesu li postavke Prioritet grijanja prostora konfiguirane na odgovarajući način:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Uverite se da je opcija Prioritet grijanja prostora omogućena. Idi na [5.28.1]: Postavke > Balansiranje > Prioritet grijanja prostora ▪ Ako je potrebno, povećajte "prioritetnu temperaturu grijanja prostora" kako biste aktivirali rad pomoćni grijач na višoj vanjskoj temperaturi. Idi na [5.28.2] Postavke > Balansiranje > Prioritetne temperature <p>Primjedba: Kada je [5.28.1] aktivan Prioritet grijanja prostora</p> <ul style="list-style-type: none"> - bojler spremnika će preuzeti zagrijavanje spremnika u slučaju da Bojler sa spremnikom prisutan je omogućena [5.32]. - bojler će preuzeti grijanje prostora, u slučaju da Bivalentni rad prisutan je omogućen [5.32].

14.3.9 Simptom: tlak na slavini privremeno je neuobičajeno visok

Mogući uzroci	Korektivni postupci
Neispravan ili blokiran sigurnosni ventil.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zatvorite zaporni ventil na ulazu ulaz hladne vode. ▪ Otvorite slavinu za toplu vodu kako biste ispirali krug i smanjili tlak. ▪ Zamijenite ventil za ograničenje tlaka na ulaz hladne vode spremnika za vodu.

14.3.10 Simptom: Funkcija dezinfekcije spremnika NIJE ispravno dovršena (pogreška AH)

Mogući uzroci	Korektivni postupci
Funkcija dezinfekcije prekinuta je dotokom kućne vruće vode na slavinu	Programirajte pokretanje funkcije dezinfekcije kada se u sljedeća 4 sata NE očekuje dotok kućne vruće vode na slavinu.
Velik dotok kućne vruće vode na slavinu dogodio se malo prije planiranog pokretanja funkcije dezinfekcije	Ako je u [4.7] Kućna vruća voda > Način zagrijavanja odabran način rada Ponovno zagrijavanje ili Ponovno zagrijavanje s rasporedom, preporučuje se programiranje pokretanja dezinfekcijske funkcije najmanje 4 sata kasnije od zadnjeg očekivanog velikog ispiranja tople vode. Ovo pokretanje može se postaviti putem postavki instalatera (funkcija dezinfekcije).

14.4 Rješavanje problema na osnovi kôdova grešaka

Ako dođe do problema u jedinici, na korisničkom sučelju prikazuje se kôd pogreške. Važno je razumjeti problem i poduzeti mjere prije resetiranja koda pogreške. Molimo kontaktirajte Daikin ili Daikin Stand-By-Me certificiranog partnera.

Ovo poglavlje pruža vam pregled većine mogućih kodova pogrešaka i njihovih opisa kako se pojavljuju na korisničkom sučelju.



INFORMACIJA

U servisnom priručniku pogledajte:

- Cjelovit popis kôdova grešaka
- Više smjernica za rješavanje problema za svaku pogrešku

14.4.1 Prikaz teksta pomoći u slučaju kvara

U slučaju kvara, sljedeća ikona pojavit će se na početnom zaslonu ovisno o težini:

- : pogreška
- : Upozorenje
- : Informacije

Možete dobiti kratki i dugi opis kvara na sljedeći način:

<p>1 Idite na [11]Neispravnost.</p> <p>Rezultat: Neispravnosti u toku prikazane su sa sljedećim informacijama:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ I Razina kona: <ul style="list-style-type: none"> - Pogreška - Upozorenje - Informacije ▪ kôd pogreške ▪ I Vrsta kona: <ul style="list-style-type: none"> - Sigurnost: to su kritične pogreške koje mogu rezultirati nesigurnom situacijom (npr. curenje rashladnog sredstva). - Zaštita: to su pogreške povezane sa zaštitom korisnika ili sustava (npr. Pregrijavanje/dezinfekcija/podhlađenje). - Tehnički: to su sve ostale pogreške koje ukazuju na tehnički problem jedinice ili perifernih uređaja (npr. abnormalnost osjetnik).
<p>2 Dodirnite poruku o pogrešci na zaslonu pogreške.</p> <p>Rezultat: Na zaslonu se prikazuje dugačak opis pogreške.</p>

14.4.2 Za provjeru povijesti kvarova

Uvijek provjerite povijest kvarova tijekom rješavanja problema.

Uvjeti: korisnička razina dopuštenja postavljena je na napredni krajnji korisnik.

1	Idite na [11]:Povijest kvarova.
----------	---------------------------------

Vidite popis najnovijih kvarova.

14.4.3 Kodovi pogrešaka: pregled

Kodovi pogrešaka jedinice

Kôd pogreške	#	Naslov	Okidač	Učinak	Resetiranje
7H-04		Problem u protoku vode tijekom proizvodnje kućne vruće vode	Nepravilan protok vode utvrđen pretežno tijekom KW.	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski
7H-05		Nepravilnost protoka tijekom postupka grijanja prostora	Minimalni zahtjev protoka tijekom postupka grijanja prostora nije postignut	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski
7H-06		Nenormalan protok tijekom postupka hlađenja	Minimalni zahtjev protoka tijekom hlađenja na krugu odašiljača nije postignut	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
7H-09		Nenormalan protok tijekom odmrzavanja odašiljača	Minimalni zahtjev protoka tijekom odmrzavanja na krugu odašiljača nije postignut	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno

Kôd pogreške	#	Naslov	Okidač	Učinak	Resetiranje
7H-10		Nenormalan protok tijekom odmrzavanja spremnika	Minimalni zahtjev protoka tijekom odmrzavanja na krugu spremnika nije postignut	Toplinska crpka prestatiće s radom	Ručno
7H-11		Nepravilnost protoka tijekom 4-putnog ventila u hlađenju	Zahtjevi minimalnog protoka nisu postignuti nakon hlađenja 4-putnog ventila	Toplinska crpka prestatiće s radom	Ručno
7H-12		Nepravilnost blokirane crpke glavne zone	Nepravilnost blokirane crpke glavne zone	Crpka prestatiće s radom.	Automatski
7H-13		Nepravilnost električne greške crpke glavne zone	Nepravilnost električne greške crpke glavne zone	Crpka prestatiće s radom.	Automatski
7H-14		Komunikacijska pogreška crpke dodatne zone	Nepravilna komunikacija između unutarnje jedinice i crpke dodatne zone	Jedinica prestatiće s radom.	Automatski
Jednom kada dođe do komunikacijske pogreške na crpki, crpka će ići na punu brzinu. To rezultira neučinkovitim ponašanjem jedinice i potencijalnim zvukovima protoka u krugu emitera.					
Napomena: komunikacijske pogreške treba ispraviti dok je napajanje ISKLJUČENO.					
7H-15		Nepravilnost blokirane crpke dodatne zone	Nepravilnost blokirane crpke dodatne zone	Crpka prestatiće s radom.	Automatski
7H-16		Nepravilnost električne greške crpke dodatne zone	Nepravilnost električne greške crpke dodatne zone	Crpka prestatiće s radom.	Automatski
7H-17		Komunikacijska greška crpke glavne zone	Nepravilna komunikacija između unutarnje jedinice i crpke glavne zone	Jedinica prestatiće s radom.	Automatski
Jednom kada dođe do komunikacijske pogreške na crpki, crpka će ići na punu brzinu. To rezultira neučinkovitim ponašanjem jedinice i potencijalnim zvukovima protoka u krugu emitera.					
Napomena: komunikacijske pogreške treba ispraviti dok je napajanje ISKLJUČENO.					
7H-18		Problem s potrebnim protokom vode pri zahtjevu za hlađenje prostora	Nije postignut minimalni potrebni protok vode pri zahtjevu za hlađenje prostora	Jedinici je potrebna minimalna brzina protoka za nastavak rada	Automatski

Kôd pogreške	#	Naslov	Okidač	Učinak	Resetiranje
7H-19		Problem s potrebnim protokom vode pri zahtjevu za zagrijavanje spremnika	Nije postignut minimalni potrebni protok vode pri zahtjevu za zagrijavanje spremnika	Jedinici je potrebna minimalna brzina protoka za nastavak rada	Automatski
7H-20		Problem s potrebnim protokom vode u hidrauličkom krugu uređaja za isijavanje topline	Nije postignut minimalni potrebni protok vode u hidrauličkom krugu uređaja za isijavanje topline	Jedinici je potrebna minimalna brzina protoka za nastavak rada	Ručno
7H-21		Problem s potrebnim protokom vode u hidrauličkom krugu spremnika	Nije postignut minimalni potrebni protok vode u hidrauličkom krugu spremnika	Jedinici je potrebna minimalna brzina protoka za nastavak rada	Ručno
7H-22		Problem s potrebnim protokom vode pri zahtjevu za grijanje prostora	Nije postignut minimalni potrebni protok vode pri zahtjevu za grijanje prostora	Jedinici je potrebna minimalna brzina protoka za nastavak rada	Automatski
Pogreška se prikazuje kada se minimalni potreban protok ne postigne tijekom zahtjeva za grijanjem ili tijekom Sprečavanje smrzavanja cijevi.					
80-03		Nepravilnost glavne zone termistora temperature ulazne vode	Glavna zona termistora ulazne vode je neispravna	Jedinica će nastaviti s radom.	Automatski
Napomena: ova pogreška postoji samo za jedinicu bizone.					
80-04		Nepravilnost dodatne zone termistora temperature ulazne vode	Dodatna zona termistora ulazne vode je neispravna	Jedinica će nastaviti s radom.	Automatski
Napomena: ova pogreška postoji samo za jedinicu bizone.					
81-00		Nepravilnost termistora temperature ulazne vode nakon RG	Termistor temperature izlazne vode nakon RG je neispravan	Toplinska crpka i rezervni grijач prestati s radom radi grijanja prostora i proizvodnje kućne vruće vode	Automatski

Kôd pogreške	#	Naslov	Okidač	Učinak	Resetiranje
81-05		Termistor spremnika labavo visi	Otkriven je termistor spremnika koji labavo visi	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Za podne i ECH₂O unutarnje jedinice: termistor srednjeg spremnika ▪ Za zidne unutarnje jedinice: termistor spremnika 				
81-06		Nepravilnost termistora temperature ulazne vode (unutarnja jedinica)	Termistor temperature ulazne vode (unutarnja jedinica) je neispravan	Jedinica će nastaviti s radom.	Automatski
Pogledajte broj dijela dijagrama ožičenja R1T (A1P) za spajanje termistor.					
81-07		Nepravilnost termistora temperature izlazne vode nakon ventila spremnika	Termistor temperature izlazne vode nakon ventila spremnika je neispravan	Jedinica će nastaviti s radom.	Automatski
81-10		Neispravan termistor miješane vode (komplet za miješanje)	Termistor temperature miješane vode (komplet za miješanje) je neispravan.	Grijanje/hlađenje prostora će se zaustaviti za zahvaćenu zonu	Automatski
89-01		Zaštita od zaleđivanja izmjenjivača topline aktivirana tijekom postupka odmrzavanja	Zaštita od zaleđivanja izmjenjivača topline aktivirana tijekom odmrzavanja na krugu odašiljača	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
89-02		Prekid odmrzavanja zbog male količine vode	Zaštita od zaleđivanja pločastog izmjenjivača topline aktivirana tijekom odmrzavanja na krugu odašiljača (odmrzavanje izvršeno s vrlo malom količinom). Sljedeće odmrzavanje izvršit će se na krugu spremnika.	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski

Kôd pogreške	#	Naslov	Okidač	Učinak	Resetiranje
89-03		Prekid odmrzavanja zbog male količine vode	Zaštita od zaledivanja pločastog izmjenjivača topline aktivirana tijekom odmrzavanja na krugu odašiljača (automatski ponovni pokušaj)	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski
89-04		Prekid odmrzavanja tijekom odmrzavanja spremnika	Zaštita od zaledivanja pločastog izmjenjivača topline aktivirana tijekom odmrzavanja na krugu spremnika	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski
89-05		Zaštita od zaledivanja izmjenjivača topline aktivirana tijekom hlađenja. (pogreška)	Zaštita od zaledivanja izmjenjivača topline aktivirana tijekom hlađenja na krugu odašiljača	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
Ova se pogreška može pojaviti i tijekom postupak odmrzavanja.					
89-06		Zaštita od zaledivanja izmjenjivača topline aktivirana tijekom odmrzavanja (upozorenje)	Zaštita od zaledivanja pločastog izmjenjivača topline aktivirana tijekom odmrzavanja na krugu odašiljača (automatski ponovni pokušaj)	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski
Ova se pogreška može pojaviti i tijekom postupak odmrzavanja.					

Kôd pogreške	#	Naslov	Okidač	Učinak	Resetiranje
89-09		Zaštita izmjerenjivača topline od smrzavanja aktivirana dok je 4-putni ventil u hlađenju	Zaštita izmjerenjivača topline od smrzavanja aktivirana dok je 4-putni ventil u hlađenju tijekom rada na odašiljaču ili krugu spremnika	Toplinska crpka prestatiće s radom	Ručno
Ova se pogreška može pojaviti i tijekom postupak odmrzavanja.					
89-10		Zaštita izmjerenjivača topline od smrzavanja aktivirana dok je 4-putni ventil u hlađenju	Zaštita izmjerenjivača topline od smrzavanja aktivirana dok je 4-putni ventil u hlađenju tijekom rada na odašiljaču ili krugu spremnika (automatski ponovni pokušaj)	Toplinska crpka prestatiće s radom	Automatski
Ova se pogreška može pojaviti i tijekom postupak odmrzavanja.					
8C-03		Pothlađivanje kruga vode hlađenja prostora	Minimalna temperatura vode u krugu vode hlađenja prostora je ispod temperature pothlađivanja	Crpka će prestati s radom.	Automatski
Ova se pogreška koristi kako bi se spriječilo da sustav vode za hlađenje prostora podhlađuje svoje radne granice. Ovo opće ograničenje je postavka koju je odabrao instalater za određivanje minimalne dopuštene temperature kroz sustav. Minimalna temperatura izlazne vode iz u sustavu laži određuje se na temelju postavke [3.11] Zadana vrijednost pothlađivanja .					
8C-04		Pothlađivanje kruga vode glavne zone	Minimalna temperatura u glavnoj zoni je niža od praga temperature pothlađivanja	Crpka će prestati s radom.	Automatski
Ova se pogreška koristi kako bi se spriječilo da glavni krug vode podhlađuje svoje radne granice zbog zaglavljenog ili slomljenog ventil za miješanje. To bi moglo rezultirati niskim temperaturama u glavnem krugu (npr. sustav podno grijanje). Komponente sustava podnog grijanja moraju biti zaštićene od niske temperature vode, jer to može dovesti do stanja znojenja Minimalna temperatura izlazne vode u glavnoj zoni određuje se na temelju postavke [1.20] Pothlađivanje u krugu vode					

Kôd pogreške	#	Naslov	Okidač	Učinak	Resetiranje
8H-00		Pregrijavanje u krugu vode grijanja prostora	Maksimalna temperatura vode u krugu vode grijanja prostora je iznad temperature pregrijavanja	Jedinica će prestati s radom.	Automatski
Ova se pogreška koristi kako bi se spriječilo pregrijavanje sustava vode za grijanje prostora. Ovo opće ograničenje je postavka koju je instalater odabrao za određivanje maksimalne dopuštene temperature kroz sustav.					
		Maksimalna temperatura izlazne vode u sustavu određuje se na temelju postavke [3.12] Zadana vrijednost pregrijavanja			
8H-01		Pregrijavanje kruga vode glavne zone	Maksimalna temperatura u glavnoj zoni je viša od praga temperature pregrijavanja	Crpka će prestati s radom.	Automatski
Ova se pogreška koristi kako bi se spriječilo da glavni krug vode pregrijava svoje radne granice zbog zaglavljenog ili slomljenog ventil za miješanje.					
To bi moglo rezultirati visokim temperaturama u glavnem krugu (npr. sustav podno grijanje). Komponente sustava podnog grijanja moraju biti zaštićene od visokih temperatura vode, jer komponente poput estriha mogu puknuti.					
Maksimalna temperatura izlazne vode u glavnoj zoni određuje se na temelju postavke [1.19] Pregrijavanje u krugu vode					
8H-02		Pregrijavanje termostata kruga vode glavne zone	Termostat kruga vode glavne zone je aktiviran	Crpka će prestati s radom.	Automatski
8H-03		Pregrijavanje termostata u krugu vode grijanja prostora	Termostat kruga vode za grijanje prostora je aktiviran	Crpka će prestati s radom.	Automatski
8H-09		Otkrivanje zaglavljenog rezervnog grijajuća	Postoji neispravnost releja rezervnog grijajuća	Jedinica će prestati s radom.	Automatski
8H-10		Sigurnosni termostat za pregrijavanje miješane vode (komplet za miješanje)	Aktivirao se termostat kompleta za miješanje.	Grijanje/hlađenje prostora će se zaustaviti za zahvaćenu zonu	Automatski

Kôd pogreške	#	Naslov	Okidač	Učinak	Resetiranje
8H-11		Pregrijavanje/ pothlađivanje u krugu miješane vode (komplet za miješanje)	Maksimalna ili minimalna temperatura vode u krugu vode za grijanje/hlađenja prostora je iznad ili ispod temperature pregrijavanja/ pothlađivanja.	Grijanje/hlađenje prostora će se zaustaviti za zahvaćenu zonu	Automatski
Ova se pogreška koristi kako bi se spriječilo da se glavni krug vode pregrijava ili podhladi svoje radne granice zbog zaglavljenog ili slomljenog ventil za miješanje.					
Ova se pogreška aktivira ako temperatura izlazne vode izlazi drastično prelazi maksimalnu zadalu zadana vrijednost ili minimalnu zadalu zadana vrijednost. Pogledajte [1.6]Raspon temperature.					
A0-02		Otkrivanje osjetnika plina unutarnje jedinice	Osjetnik plina unutarnje jedinice otkrio je istjecanje plina	Jedinica će prestati s radom.	Ručno
AA-01		Pregrijavanje pomoćnog grijajućeg kabela napajanja PG-a nije povezan	Toplinska zaštita rezervnog grijajućeg kabela aktivirala se jer temperatura previše raste. Ili kabel napajanja RG-a nije povezan.	Toplinska crpka i rezervni grijajući element prestat će s radom radi grijanja prostora i proizvodnje kućne vruće vode	Automatski
AA-07		Skretni ventil je blokiran	Skretni ventil je blokiran	Jedinica će prestati s radom.	Ručno
AA-08		Ventil za miješanje je blokiran	Ventil za miješanje je blokiran	Jedinica će prestati s radom.	Ručno
AA-09		Skretni ventil je neispravan	Skretni ventil je neispravan	Jedinica će prestati s radom.	Ručno
AA-10		Ventil za miješanje je neispravan	Ventil za miješanje je neispravan	Jedinica će prestati s radom.	Ručno
AA-11		Ventil spremnika je blokiran	Ventil spremnika je blokiran	Jedinica će prestati s radom.	Ručno
AA-12		Mimovodni ventil je blokiran	Mimovodni ventil je blokiran	Jedinica će prestati s radom.	Ručno
AA-13		Ventil spremnika je neispravan	Ventil spremnika je neispravan	Jedinica će prestati s radom.	Ručno
AA-14		Mimovodni ventil je neispravan	Mimovodni ventil je neispravan	Jedinica će prestati s radom.	Ručno

Kôd pogreške	#	Naslov	Okidač	Učinak	Resetiranje
AH-00		Funkcija dezinfekcije spremnika nije ispravno dovršena	Zadana vrijednost dezinfekcije nije dosegnuta unutar predviđenog vremena ili nije zadržana predviđeno vrijeme.	Jedinica će nastaviti s radom.	Automatski
		Pogreška dezinfekcije AH automatski se briše nakon uspješne dezinfekcije ili je možete ručno izbrisati putem [4.9]Brisanje neispravnosti dezinfekcije. Pazite, funkcija dezinfekcije ponovit će se tek pri sljedećem zakazanom bloku dezinfekcije!			
AJ-03		Nepravilnost dugog zagrijavanja KVV	Zagrijavanje spremnika izvodi se nenormalno dugo	Proizvodnja kućne vruće vode će se zaustaviti	Ručno
		Pogreška AJ-03 se resetira od trenutka resetiranja pogreške na korisničkom sučelju. Imajte na umu da se u ovom slučaju dezinfekcija neće izvršiti.			
CO-00		Nepravilnost osjetnika protoka	Neispravnost osjetnika protoka	Jedinica će prestati s radom.	Automatski
CO-14		Neispravnost unutarnjeg osjetnika plina	Prekinuta veza s unutarnjim osjetnikom plina	Jedinica će prestati s radom.	Ručno
CO-15		Unutarnji osjetnik plina odspojen	Unutarnji osjetnik plina odspojen	Jedinica će prestati s radom.	Ručno
CJ-02		Nepravilnost termistora prostorije	Ulazna vrijednost termistora sobne temperature u korisničkom sučelju je izvan dopuštenog raspona.	Grijanje/hlađenje prostora će se zaustaviti za zahvaćenu zonu	Automatski
E0-06		Greška otkrivanja istjecanja vanjske jedinice	Greška otkrivanja istjecanja vanjske jedinice	Toplinska crpka prestati s radom	Ručno
E1-00		VJ: Tiskana pločica neispravna	Glavna tiskana pločica vanjske jedinice detektira nepravilnost EEPROM-a.	Toplinska crpka prestati s radom	Ciklus napajanja
E2-01		Pogreška detekcije struje odvoda	Tiskana pločica struje odvoda detektirala je struju odvoda na vodu napajanja jedinice.	Toplinska crpka prestati s radom	Ciklus napajanja

Kôd pogreške	#	Naslov	Okidač	Učinak	Resetiranje
E2-06		Pogreška detekcije struje odvoda	Greška nedostatka jezgre za propuštanje struje	Toplinska crpka prestat će s radom	Ciklus napajanja
E3-00		VJ: Pokretanje visokotlačne sklopke (VS)	Visokotlačna sklopka otvara se zbog previšokog tlaka rashladnog sredstva.	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
E3-19		VJ: Pokretanje visokotlačne sklopke (VS)	Visokotlačna sklopka otvara se zbog previšokog tlaka rashladnog sredstva.	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
E4-00		Neuobičajen usisni tlak	Usisni je tlak nekoliko puta bio prenizak (detektirao termistor / osjetnik tlaka ili niskotlačna sklopka).	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
E5-00		VJ: Pregrijavanje motora inverterskog kompresora	Detektira se preopterećenje kompresora.	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
E7-01		VJ: Kvar motora ventilatora vanjske jedinice	Blokada motora ventilatora 1	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
E7-05		VJ: Kvar motora ventilatora vanjske jedinice	Trenutna nadstruja 1 motora ventilatora 1	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
E7-61		VJ: Kvar motora ventilatora vanjske jedinice	Ventilator se ne pokreće nakon signala za UKLJ. Može se dogoditi da se zbog nepravilnog signala senzora Hallovog efekta šifra greške javi i kada motor ventilatora radi.	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski
E7-63		VJ: Kvar motora ventilatora vanjske jedinice	Nepravilnost ventilatora	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno

Kôd pogreške	#	Naslov	Okidač	Učinak	Resetiranje
E9-01	• 	Kvar na elektroničkom ekspanzijskom ventilu	Elektronički ekspanzijski ventil neispravan je ili nije dobro spojen.	Toplinska crpka prestat će s radom	Ciklus napajanja
E9-02	• 	Pogreška elektroničkog ekspanzijskog ventila zbog vlažnosti	Pogreška elektroničkog ekspanzijskog ventila zbog vlažnosti.	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
E9-03	• 	Kvar na elektroničkom ekspanzijskom ventilu	Elektronički ekspanzijski ventil neispravan je ili nije dobro spojen.	Toplinska crpka prestat će s radom	Ciklus napajanja
EA-01	• 	Pogreška prebacivanja 4WV	Pad tlaka i razlika u temperaturi preko 4WV preniska.	Toplinska crpka prestat će s radom	Ciklus napajanja
EC-00	• 	Neuobičajeno povećanje temperature u spremniku	Temperatura spremnika nenormalno raste. Postoji potencijalni problem s jednim od izvora topline povezanih sa spremnikom.	Proizvodnja kućne vruće vode će se zaustaviti	Ručno
F3-01	• 	VJ: Neispravna temperatura cijevi za ispuštanje	Greška temperature termistora u ispusnoj cijevi	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
F3-02	• 	VJ: Neispravna temperatura cijevi za ispuštanje	Olabavljen termistor u ispusnoj cijevi	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
F3-20	• 	VJ: Neispravna temperatura cijevi za ispuštanje	Greška temperature termistora u plaštu kompresora	Toplinska crpka prestat će s radom	Ciklus napajanja
F3-24	• 	VJ: Neispravna temperatura cijevi za ispuštanje	Olabavljen termistor u plaštu kompresora	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
H0-02	• 	Neispravnost osjetnika plina vanjske jedinice	Greška neispravnosti osjetnika 1	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno

Kôd pogreške	#	Naslov	Okidač	Učinak	Resetiranje
H0-04		Odspajanje osjetnika plina vanjske jedinice	Greška odspajanja osjetnika 1	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
H1-00		Nepravilnost termistora vanjske temperature	Termistor vanjske temperature je neispravan	Jedinica će nastaviti s radom.	Automatski
H3-01		VJ: Kvar visokotlačne sklopke (VS)	Visokotlačna sklopka aktivira se kada je kompresor isključen.	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
H3-08		VJ: Kvar visokotlačne sklopke (VS)	Visokotlačna sklopka aktivira se kada je kompresor isključen.	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski
H7-01		VJ: Kvar motora ventilatora vanjske jedinice	VJ: Kvar osjetnika za detekciju položaja	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
H7-31		Sati rada motora ventilatora	Vrijeme rada motora ventilatora vanjske jedinice premašilo je očekivano trajanje. Razmislite o zamjeni motora ventilatora.	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski
H9-00		VJ: Kvar termistora vanjskog zraka	Ulazna vrijednost termistora vanjskog zraka je izvan dopuštenog raspona.	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski
H9-01		VJ: Kvar termistora vanjskog zraka	Ulazna vrijednost termistora vanjskog zraka je izvan dopuštenog raspona.	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski
HC-00		Nepravilnost termistora spremnika	Problem s osjetnikom temperature spremnika	Proizvodnja kućne vruće vode će se zaustaviti	Automatski
HC-01		Nepravilnost termistora gornjeg spremnika	Problem s osjetnikom temperature gornjeg spremnika	Jedinica će nastaviti s radom.	Automatski

Kôd pogreške	#	Naslov	Okidač	Učinak	Resetiranje
HC-02	•	Nepravilnost termistora donjeg spremnika	Problem s osjetnikom temperature donjeg spremnika	Jedinica će nastaviti s radom.	Automatski
HJ-10	•	Nepravilan rad osjetnika tlaka vode	Ulazna vrijednost tlaka vode je izvan dopuštenog raspona.	Jedinica će nastaviti s radom.	Automatski
J3-01	•	Nepravilan rad termistora cijevi za ispuštanje	Nepravilan rad termistora cijevi za ispuštanje.	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
J3-47	•	Nepravilan rad termistora cijevi za ispuštanje	Nepravilan rad termistora cijevi za ispuštanje.	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
J5-00	•	Kvar termistora usisne cijevi	Očitanje termistora usisne cijevi je izvan dopuštenog raspona (kratki spoj ili prekid).	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski kada je unos unutar dometa
J5-23	•	Kvar termistora usisne cijevi	Očitanje termistora usisne cijevi je izvan dopuštenog raspona (kratki spoj ili prekid).	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski kada je unos unutar dometa
J6-00	•	VJ: Kvar termistora izmjenjivača topline	Ulazna vrijednost termistora vanjskog izmjenjivača topline je izvan dopuštenog raspona.	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski kada je unos unutar dometa
J6-31	•	Nepravilan rad termistora temperature ulazne vode	Nepravilan rad termistora temperature ulazne vode.	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski
J6-32	•	Nepravilnost termistora temperature izlazne vode (vanjska jedinica)	Mjerenje termistora izlazne vode (vanjska jedinica) je izvan dopuštenog raspona.	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski
J6-36	•	VJ: Kvar termistora ubrizgavanja	Ulazna vrijednost termistora ubrizgavanja vanjskog zraka je izvan dopuštenog raspona.	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski kada je unos unutar dometa

Kôd pogreške	#	Naslov	Okidač	Učinak	Resetiranje
J6-42		VJ: Kvar termistora ubrizgavanja	Ulagana vrijednost termistora ubrizgavanja vanjskog zraka je izvan dopuštenog raspona.	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski kada je unos unutar dometa
J8-00		Kvar termistora rashladne tekućine	Očitanje termistora rashladne tekućine je izvan dopuštenog raspona (kratki spoj ili prekid).	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski kada je unos unutar dometa
J9-23		Nepravilnost termistora toplinske cijevi	Kvar termistora toplinske cijevi	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski
JA-01		VJ: Kvar osjetnika visokog tlaka	Osjetnik visokog tlaka detektira neuobičajenu vrijednost.	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatsko resetiranje ako vrijednosti očitavanja dolaze unutar raspona
JC-01		Nepravilan tlak isparivača	Nepravilan tlak isparivača	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatsko resetiranje ako vrijednosti očitavanja dolaze unutar raspona
L1-01		Kvar tiskane pločice INV	Kvar tiskane pločice INV: trenutna nadstruga (pri izlazu valnog oblika pokretanja)	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
L1-02		Kvar tiskane pločice INV	Kvar tiskane pločice INV: greška senzora struje	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
L1-03		Kvar tiskane pločice INV	Kvar tiskane pločice INV: greška pomaka struje	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
L1-04		Kvar tiskane pločice INV	Kvar tiskane pločice INV: greška IGBT-a / greška modula napajanja	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno

Kôd pogreške	#	Naslov	Okidač	Učinak	Resetiranje
L1-05	• 	Kvar tiskane pločice INV	Kvar tiskane pločice INV: greška postavke premosnika	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
L1-06	• 	Kvar tiskane pločice INV	Kvar tiskane pločice INV: previšok napon SP/MP-PAM (otkrivanje hardvera)	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
L1-27	• 	Kvar tiskane pločice INV	Kvar tiskane pločice INV: greška EEPROM-a invertera	Toplinska crpka prestat će s radom	Ciklus napajanja
L1-31	• 	Kvar tiskane pločice INV	Kvar tiskane pločice INV: greška u izlazu internog napajanja	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
L1-54	• 	Kvar tiskane pločice INV	Kvar tiskane pločice INV	Jedinica će nastaviti s radom.	Automatski
L1-55	• 	Kvar tiskane pločice INV	Kvar tiskane pločice INV: greška pogona ventilatora	Toplinska crpka prestat će s radom	Ciklus napajanja
L3-00	• 	VJ: Problem s povećanjem temperature u kutiji s električnim komponentama	Temperatura razvodne kutije je previšoka.	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
L4-00	• 	VJ: Neispravno povećanje temperature lamele za distribuciju topline invertera	Pregrijavanje lamele za distribuciju topline invertera	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
L4-01	• 	VJ: Neispravno povećanje temperature lamele za distribuciju topline invertera	Pregrijavanje lamele za distribuciju topline invertera	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
L4-06	• 	VJ: Neispravno povećanje temperature lamele za distribuciju topline invertera	Pregrijavanje lamele za distribuciju topline ventilatora 1	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno

Kôd pogreške	#	Naslov	Okidač	Učinak	Resetiranje
L4-07		VJ: Neispravno povećanje temperature lamele za distribuciju topline invertera	Pregrijavanje lamele za distribuciju topline ventilatora 2	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
L5-00		VJ: Iznenadno preopterećenje invertera (DC)	Detektira se prevelika izlazna struja provjerom struje koja protječe u DC dijelu invertera.	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
L8-00		Kvar izazvan toplinskom zaštitom u tiskanoj pločici invertera	Kvar zbog toplinske zaštite tiskane pločice invertera	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
L8-01		Kvar izazvan toplinskom zaštitom u tiskanoj pločici invertera	Kvar zbog toplinske zaštite tiskane pločice invertera: elektronički termalno 1	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
L8-02		Kvar izazvan toplinskom zaštitom u tiskanoj pločici invertera	Kvar zbog toplinske zaštite tiskane pločice invertera: elektroničko termalno 2	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
L8-03		Kvar izazvan toplinskom zaštitom u tiskanoj pločici invertera	Kvar zbog toplinske zaštite tiskane pločice invertera: ispad koraka / smanjenje brzine	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
L8-04		Kvar izazvan toplinskom zaštitom u tiskanoj pločici invertera	Kvar zbog toplinske zaštite tiskane pločice invertera: otkrivanje munje	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
L8-05		Kvar izazvan toplinskom zaštitom u tiskanoj pločici invertera	Kvar zbog toplinske zaštite tiskane pločice invertera: vremenski ograničena nadstruja invertera	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno

Kôd pogreške	#	Naslov	Okidač	Učinak	Resetiranje
L8-14	• 	Kvar izazvan toplinskom zaštitom u tiskanoj pločici invertera	Kvar zbog toplinske zaštite tiskane pločice invertera: ispad koraka male brzine kod invertera	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
L9-01	• 	Kvar u sustavu prijenosa vanjske jedinice	Sprečavanje zatajenja (povećanje struje)	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
L9-02	• 	Kvar u sustavu prijenosa vanjske jedinice	Sprečavanje zatajenja (neuspjelo pokretanje)	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
L9-03	• 	Kvar u sustavu prijenosa vanjske jedinice	Ispad koraka	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
L9-13	• 	Kvar u sustavu prijenosa vanjske jedinice	Utvrđena greška otvorene faze na izlazu	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
LC-00	• 	Kvar u sustavu komunikacije vanjske jedinice	Greška u prijenosu između invertera i vanjske jedinice	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski
LC-01	• 	Kvar u sustavu komunikacije vanjske jedinice	Greška u prijenosu između invertera i vanjske jedinice: pogreška ožičenja	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski
LC-02	• 	Kvar u sustavu prijenosa vanjske jedinice	Greška u prijenosu između invertera i vanjske jedinice: pogreška prijenosa mikrokontrolera kompresora	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski
LC-03	• 	Kvar u sustavu prijenosa vanjske jedinice	Greška u prijenosu između invertera i vanjske jedinice: pogreška prijenosa mikrokontrolera ventilatora 1	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski

Kôd pogreške	#	Naslov	Okidač	Učinak	Resetiranje
LC-05		Kvar u sustavu prijenosa vanjske jedinice	Greška u prijenosu između invertera i vanjske jedinice: pogreška podataka	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski
LC-33		Kvar u sustavu prijenosa vanjske jedinice	Greška u prijenosu između invertera i vanjske jedinice: pogreška ožičenja prema tiskanoj pločici ACS-a	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski
LH-01		Pogreška konvertera	Pogreška konvertera	Jedinica će nastaviti s radom.	Automatski
P1-00		Neuravnoteženo napajanje zbog ispada faze	Kvar u sustavu prijenosa unutar vanjske jedinice (između upravljačke tiskane pločice i tiskane pločice invertera, između upravljačke tiskane pločice i tiskane pločice ACS-a)	Jedinica će nastaviti s radom.	Automatski
P3-01		Neuobičajena istosmjerna struja	Detekcija kvara zbog premašene granične vrijednosti istosmjerne struje.	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski
P3-04		Neuobičajena istosmjerna struja	Detekcija kvara zbog premašene granične vrijednosti istosmjerne struje.	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski
P4-01		Nepravilnost termistora ventilatora	Nepravilnost termistora ventilatora	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski
P4-02		Nepravilnost termistora ventilatora	Greška osjetnika temperature lamele ventilatora 1	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski
P4-03		Nepravilnost termistora ventilatora	Greška osjetnika temperature lamele ventilatora 2	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski

Kôd pogreške	#	Naslov	Okidač	Učinak	Resetiranje
PJ-01	• 	Neusklađena postavka kapaciteta	Postavke kapaciteta u vanjskoj i unutarnjoj jedinici nisu usklađene. Pogrešna kombinacija jedinica.	Toplinska crpka prestat će s radom	Ciklus napajanja
PJ-04	• 	Neusklađena tiskana pločica invertera	Neusklađena tiskana pločica invertera	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
PJ-09	• 	Neusklađenost ventilatora 1	Neusklađenost ventilatora 1	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
U0-04	• 	VJ: Nedostatak rashladnog sredstva	Manjak rashladnog sredstva tijekom prvog hlađenja. Moguće začepljenje cjevovoda rashladnog sredstva.	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
U0-12	• 	Pogreška kondenzacije rošenja rashladnog sredstva	Greška kondenzacije dijela za hlađenje rashladnog sredstva	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
U0-13	• 	VJ: Nedostatak rashladnog sredstva	Manjak rashladnog sredstva tijekom grijanja	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
U0-14	• 	VJ: Nedostatak rashladnog sredstva	Manjak rashladnog sredstva tijekom hlađenja	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
U0-23	• 	VJ: Nedostatak rashladnog sredstva	Greška otkrivanja blokade	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
U0-36	• 	Niski tlak rashladnog sredstva	Vrlo niski tlak rashladnog sredstva. Moguće je da je rashladno sredstvo iscurilo iz jedinice.	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski
U1-00	• 	Kvar zbog obrnute faze / ispada faze	Tiskana pločica invertera detektira ispad faze ili obrnutu fazu.	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski

Kôd pogreške	#	Naslov	Okidač	Učinak	Resetiranje
U1-01		Kvar zbog obrnute faze / ispada faze	Tiskana pločica invertera detektira ispad faze ili obrnutu fazu.	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
U2-01		Pogreška napona napajanja	Prenizak/previsok napon invertera	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski
U2-02		Pogreška napona napajanja	Otvorena faza napajanja (prenizak/previsok napon tijekom rada za ograničenje struje)	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
U2-03		Pogreška napona napajanja	Greška kratkog spoja PN-a	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
U2-04		Pogreška napona napajanja	Potvrđen preniski napon SP PAM	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
U2-07		Pogreška napona napajanja	Greška konvertera	Toplinska crpka prestat će s radom	Ciklus napajanja
U2-31		Pogreška napona napajanja	trenutna nadstruja	Jedinica će nastaviti s radom.	Automatski
U2-35		Pogreška napona napajanja	Greška osjetnika AC napona	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
U2-36		Pogreška napona napajanja	Greška napona napajanja ventilatora 1 VJ	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
U2-37		Pogreška napona napajanja	Greška napona napajanja ventilatora 2 VJ	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
U2-42		Pogreška napona napajanja	Kvar osjetnika napona	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
U2-43		Pogreška napona napajanja	Previsok napon tijekom rada	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
U2-44		Pogreška napona napajanja	Prenizak napon tijekom rada	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno

Kôd pogreške	#	Naslov	Okidač	Učinak	Resetiranje
U3-00		Funkcija isušivanja estriha za podno grijanje nije pravilno dovršena	Došlo je do prekida isušivanja estriha za podno grijanje.	Jedinica će prestati s radom.	Ručno
Sušenje estriha za podno grijanje može biti neuspješno u slučaju da dođe do problema koji ne dopušta rezervnom grijajući ili topplinskoj pumpi nastavak rada.					
Primjedba: prije pokretanja programa sušenja podnog grijanja, pogrešku U3 potrebno je resetirati kada je u načinu održavanja. Tijekom pogreške U3, jedinica štiti cjevovod od smrzavanja.					
U4-00		Problem u komunikaciji između unutarnje i vanjske jedinice	Neuspješna komunikacija između unutarnje i vanjske jedinice.	Topplinska crpka prestataće s radom	Automatski
Primjedba: Pogreška U4-00 može biti povezana s pogrešnim ozičenjem jedinice.					
U8-01		Prekid veze s LAN adapterom	Nepravilna komunikacija između unutarnje jedinice i usmjerivača	Jedinica će prestati s radom.	Automatski
U8-02		Prekid veze sa sobnim termostatom	Nepravilna komunikacija između unutarnje jedinice i sobnog termostata nakon uspostave veze.	Grijanje/hlađenje prostora će se zaustaviti	Automatski
U8-03		Nema veze sa sobnim termostatom	Nepravilna komunikacija između unutarnje jedinice i sobnog termostata, uspostava veze nije moguća.	Jedinica će prestati s radom.	Automatski
U8-04		Nepoznati USB uređaj	Nepoznati USB uređaj.	Jedinica će nastaviti s radom.	Automatski
Ako se pojavi pogreška U8-04, ona se može resetirati nakon uspješnog ažuriranja softvera. Ako se softver ne ažurira uspješno, svoj USB uređaj morate postaviti na format FAT32.					
U8-06		Problem u komunikaciji MMI-ja/dvozonskog kompletata	Nepravilna komunikacija između MMI-a i kutije s dvozonskim kompletom.	Jedinica će nastaviti s radom.	Automatski
Pogreške u komunikaciji treba provjeriti dok je napajanje ISKLJUČENO.					

Kôd pogreške	#	Naslov	Okidač	Učinak	Resetiranje
UA-05	•	Nepravilnost kombinacije unutarnjeg/vanjskog prostora	Greška u prijenosu između unutarnje i vanjske jedinice	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski
UA-07	•	Nepravilnost kombinacije unutarnjeg/vanjskog prostora	Greška u prijenosu između unutarnje i vanjske jedinice	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski
UA-09	•	Nepravilnost kombinacije unutarnjeg/vanjskog prostora	Greška u prijenosu između unutarnje i vanjske jedinice	Toplinska crpka prestat će s radom	Automatski
UA-48	•	Pogreška povezivanja konektora napajanja u stanju mirovanja vanjske jedinice	Do ove greške dolazi kad se status konektora za postavljanje rezervnog napajanja promijeni dok je napajanje vanjske jedinice uključeno.	Jedinica će nastaviti s radom.	Automatski
UF-02	•	Detekcija zamjene cjevovoda ili lošeg komunikacijskog ožičenja	Detekcija zamjene cjevovoda ili lošeg komunikacijskog ožičenja	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
UH-17		Unutarnja jedinica zaključana (R290)	Blokirano stanje unutarnje jedinice	Rad toplinske crpke nije moguć	Automatski
UH-18		Vanjska jedinica zaključana (R290)	Zaključano stanje vanjske jedinice	Toplinska crpka prestat će s radom	Ručno
UH-19		Previše pokušaja deblokiranja	Previše pokušaja deblokade jedinice	Jedinica će nastaviti s radom.	Automatski
UJ-14	•	Komunikacijska greška za AF	CPU aktivnog filtra ne komunicira.	Jedinica će nastaviti s radom.	Automatski
UJ-20	•	Upozorenje za AF	Upozorenje na rad aktivnog filtra.	Jedinica će nastaviti s radom.	Automatski
UJ-26	•	Oprez za AF	Oprez za rad aktivnog filtra.	Jedinica će nastaviti s radom.	Automatski

**INFORMACIJA**

U slučaju pojave koda pogreške AH, te ako nije bilo prekida funkcije dezinfekcije zbog dotoka kućne vruće vode na slavinu, preporučuje se sljedeće:

- Preporučuje se programiranje pokretanja funkcije dezinfekcije najmanje 4 sata nakon posljednjeg očekivanog većeg dotoka vruće vode na slavinu. Ovo pokretanje može se postaviti putem postavki instalatera (funkcija dezinfekcije).

**NAPOMENA**

Kada jedinica ne može postići minimalne potrebne brzine protoka, korisničko sučelje će prikazati grešku 7H. Važno je osigurati ovu minimalnu brzinu protoka u svakom trenutku. Kako provjeriti i ispraviti minimalnu brzinu protoka protoka, pogledajte "[8.1.2 Za provjeru zapremnine vode i brzine protoka](#)" [▶ 90].

**NAPOMENA**

Kada se osjetnik pokvari na pločanom izmjenjivaču topline ili se osjetnik tlaka pokvari u vanjska jedinica jedinici, tijekom rada koji zaštitu od smrzavanja. Moguće je da će zbog tih kvarova korisničko sučelje prikazati pogrešku 89.

**NAPOMENA**

Moguće je resetirati pogreške povezane s R290 samo izvan načina održavanja.

Molimo kontaktirajte Stand-By-Me certificiranog partnera kako biste uklonili ovu pogrešku.

**INFORMACIJA**

Korisničko sučelje prikazat će kako se resetira kód pogreške.

15 Zbrinjavanje otpada

Kada želite zbrinuti jedinicu, NEMOJTE to učiniti sami, ali kontaktirajte tehničara certificiranog za Daikin.



NAPOMENA

NEMOJTE pokušati sami rastaviti sustav: rastavljanje sustava, obrada rashladnog sredstva, ulja i drugih dijelova MORA biti u skladu s važećim propisima. Uređaji se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu, recikliranje i uklanjanje.



INFORMACIJA

Također, pročitajte mjere opreza i uvjete navedene u sljedećim poglavljima:

- "2 Opće mjere opreza" [▶ 10]
- "3.1 Sigurnosni kontrolni popis prije rada na jedinicama R290" [▶ 22]


U ovom poglavlju

15.1	Za pražnjenje rashladnog sredstva.....	220
15.1.1	Ručno otvaranje elektroničkih ekspanzijskih ventila.....	222
15.2	Za pražnjenje spremnika	223
15.2.1	Za pražnjenje spremnika bez priključenog solarnog sustava koji nije pod tlakom.....	223
15.2.2	Za pražnjenje spremnika s priključenim solarnim sustavom koji nije pod tlakom	225

15.1 Za pražnjenje rashladnog sredstva

Kada vanjsku jedinicu odlažete u otpad, iz nje trebate isprazniti rashladno sredstvo.

- Koristite servisne priključke (a) (b) za oporavak rashladno sredstvo.
- Uverite se da su ventili (**Y1E**, **Y3E**, **Y2S**, **Y3S**, **Y4S**) otvoreni. Ako nisu otvoreni za vrijeme pražnjenja rashladnog sredstva, sredstvo će ostati zarobljeno u jedinici.



a Servisni priključak 5/16" flare (HP)

b Servisni priključak (LP)

Y1E Elektronički ekspanzijski ventil (glavni)

Y3E Elektronički ekspanzijski ventil (ubrizgavanje)

Y2S Elektromagnetski ventil (niskotlačno premoštenje)


Y3S Elektromagnetski ventil (premoštenje vrućeg plina)

Y4S Elektromagnetski ventil (ubrizgavanje tekućine)


Za oporavak rashladno sredstvo kada je napajanje UKLJUČENO (preporučeno)

Postupite kako slijedi kako biste potpuno i sigurno povratili sva rashladna sredstva iz vanjska jedinicu:

- 1 Uvjerite se da jedinica nije pokrenuta.
- 2 Idite na [5.29] Način rada s nadoknadom rashladnog sredstva i potvrđite.




Rezultat: Jedinica se priprema za ulazak **Način rada s nadoknadom rashladnog sredstva**. To može potrajati nekoliko minuta. Da biste obavijestili instalacijski program, pojavljuje se sljedeći zaslon:



Rezultat: Jedinica otvara ventile (**Y***).

Primjedba: Zaštitne funkcije ostaju aktivne tijekom načina oporavka rashladnog sredstva.

- 3 Vratite rashladno sredstvo iz servisnih priključaka (_) (**b**).
- 4 Sve dok **Način rada s nadoknadom rashladnog sredstva** je aktiviran, sučelje ostaje na donjem zaslonu.



- 5** Dodirnite **Isključi** da biste napustili način rada s nadoknadom rashladnog sredstva.

Rezultat: Jedinica vraća ventile (Y*) u početno stanje.



INFORMACIJA

Ako je potrebno ponovno pokrenuti uređaj nakon aktiviranja načina oporavka rashladnog sredstva, izvršite resetiranje napajanja nakon isključivanja načina oporavka rashladnog sredstva.


Važno je pričekati najmanje 1 minutu nakon isključivanja načina oporavka rashladnog sredstva prije nego što izvršite resetiranje napajanja.

Za pražnjenje rashladnog sredstva dok je napajanje ISKLJUČENO

- Ručno otvorite ventile (Y*) (pogledajte "15.1.1 Ručno otvaranje elektroničkih ekspanzijskih ventila" [▶ 222]).
- Vratite rashladno sredstvo iz servisni priključak priključka (—) (b).

15.1.1 Ručno otvaranje elektroničkih ekspanzijskih ventila

Prije pražnjenja rashladnog sredstva uvjerite se da su elektronički ekspanzijski ventil otvoreni. Kad je napajanje ISKLJUČENO, to se mora učiniti ručno.



c1 Elektronički ekspanzijski ventil

c2 EEV zavojnica

c3 EEV magnet

- Uklonite EEV zavojnicu (c2).
- Pogurajte EEV magnet (c3) preko ekspanzijskog ventila (c1).
- Zakrenite EEV magnet u smjeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu u potpuno otvoreni položaj ventila. Ako niste sigurni koji je otvoreni položaj, zakrenite ventil u središnji položaj tako da rashladno sredstvo može polaziti.

15.2 Za pražnjenje spremnika




OPASNOST: OPASNOST OD OPEKLINA/OPARINA

Voda u spremniku i svi spojeni cjevovodi mogu biti vrlo vrući.

15.2.1 Za pražnjenje spremnika bez priključenog solarnog sustava koji nije pod tlakom

Za pripremu pražnjenja kada nije dostupan optionalni komplet za punjenje i pražnjenje

- 1 Odvijte tiplu preljevnog konektora.
- 2 Odvojite preljevni konektor.




a Preljevni konektor
b Tipla

- 3 Spojite slobodni kraj crijeva za pražnjenje preljevnog konektora na odgovarajući odvod.


Za pripremu pražnjenja kada je dostupan optionalni komplet za punjenje i pražnjenje

- 1 Skinite poklopac konекторa s tipli na prednjoj strani.
- 2 Odvijte tiplu gornjeg konекторa s prednje strane.



a Poklopac konекторa
b Tipla

- 3 Umetnite tiplu u komplet za punjenje i pražnjenje te je učvrstite kopčom koja se nalazi u dodatnom kompletu.



a Komplet za punjenje i pražnjenje
b Tipla

- 4 Spojite slobodni kraj crijeva za pražnjenje na odgovarajući odvod.


Za pražnjenje spremnika



NAPOMENA

Voda odmah nadire iz spremnika kada se ukloni brtveni čep priključka za pražnjenje. Izlivenu tekućinu obavezno prikupite na odgovarajući način.

- 1 Postavite odgovarajuću pliticu ispod priključka za pražnjenje kako biste prikupili izlivenu vodu.
- 2 Odvijte tiplu i uklonite brtveni čep pa otvor ODMAH zatvorite prethodno pripremljenom tiplom s priključkom za pražnjenje.



- a** Tipla
b Brtveni čep
c Tipla s priključkom za pražnjenje (opcionalni komplet za punjenje i pražnjenje)
d Tipla s priključkom za pražnjenje (preljevni konektor)


15.2.2 Za pražnjenje spremnika s priključenim solarnim sustavom koji nije pod tlakom



NAPOMENA

Spremnik možete isprazniti samo putem priključka za pražnjenje ako je dostupan opcionalni komplet za punjenje i pražnjenje (opisan u nastavku). U suprotnom ga ispraznjite crpkom i crijevom putem povratnog priključka solarnog sustava.

- 1** Prebacite ventil priključka za pražnjenje u prikazani položaj.
- 2** Postavite odgovarajuću pliticu ispod priključka za pražnjenje kako biste prikupili izlivenu vodu.
- 3** Uklonite kopču i brtveni čep.
- 4** Umetnite komplet za punjenje i pražnjenje te ga učvrstite kopčom.



- a** Kopča
b Brtveni čep
c Komplet za punjenje i pražnjenje

- 5** Otvorite ventil kompletata za punjenje i pražnjenje.
- 6** Prebacite ventil priključka za pražnjenje u standardni položaj.


16 Tehnički podatci

Dio najnovijih tehničkih podataka dostupan je na regionalnoj mrežnoj stranici Daikin (s javnim pristupom). **Svi** najnoviji tehnički podatci dostupni su na stranici Daikin Business Portal (potrebna autentifikacija).

U ovom poglavlju

16.1	Servisni prostor: Vanjska jedinica.....	227
16.2	Zaštitna zona: Vanjska jedinica.....	229
16.3	Shema cjevovoda: vanjska jedinica	232
16.4	Shema cjevovoda: unutarnja jedinica	233
16.5	Shema ožičenja: vanjska jedinica	235
16.6	Shema ožičenja: unutarnja jedinica	239
16.7	ESP krivulja: Unutarnja jedinica.....	246
16.8	Nazivna pločica: unutarnja jedinica.....	246

16.1 Servisni prostor: Vanjska jedinica



A~E	H_B	H_D	H_U	(mm)						
				a	b	c	d	e	e_B	e_D
B	—	—	—	—	≥300	—	—	—	—	—
A, B, C	—	—	—	≥500	≥300	≥100	—	—	—	—
B, E	—	—	—	—	≥300	—	—	≥1000	—	≤500
A, B, C, E	—	—	—	≥500	≥300	≥150	—	≥1000	—	≤500
D	—	—	—	—	—	—	—	—	≥500	—
D, E	—	—	—	—	—	—	—	≥500	≥1000	≤500
A, C	—	—	—	≥500	—	≥100	—	—	—	—
B, D	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$		—	—	≥300	—	≥500	—	—	—
	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$		—	—	—	—	—	—	—	✗
B, D, E	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$		$H_B > H_D$	—	—	≥300	—	≥1000	≥1000	—
	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$		$H_B < H_D$	—	≥300	—	≥1000	≥1000	≤500	—
A, C, D, E	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$		—	—	—	—	—	—	—	✗
	—	—	—	≥500	—	—	≥150	≥500	≥1000	≤500
B	—	—	—	—	—	≥300	—	—	—	—
A, B, C	—	—	—	≥500	≥300	≥500	—	—	—	—
B, E	—	—	—	—	≥300	—	—	≥1000	—	≤500
A, B, C, E	—	—	—	≥500	≥300	≥500	—	—	—	≤500
D	—	—	—	—	—	—	—	—	≥500	—
D, E	—	—	—	—	—	—	—	≥500	≥1000	≤500
A, C	—	—	—	≥500	—	—	≥500	—	—	—
B, D	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$		—	—	≥300	—	≥500	—	—	—
	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$		—	—	—	—	—	—	—	✗
B, D, E	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$		$H_B > H_D$	—	—	≥300	—	≥1000	≥1000	—
	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$		$H_B < H_D$	—	≥300	—	≥1000	≥1000	≤500	—
A, C, D, E	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$		—	—	—	—	—	—	—	✗
	—	—	—	≥500	—	—	≥500	≥500	≥1000	≤500




A~E	H_B	H_D	H_U	(mm)						
				a	b	c	d	e	e_B	e_D
B	—	—	—	—	—	≥300	—	—	—	—
A, B, C	—	—	—	—	—	≥500	—	—	—	—
B, E	—	—	—	—	—	≥300	—	—	≥1000	—
A, B, C, E	—	—	—	—	—	≥500	—	—	—	≤500
D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D, E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A, C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B, D	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$		—	—	—	—	—	—	—	—
	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$		—	—	—	—	—	—	—	✗
B, D, E	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$		$H_B > H_D$	—	—	—	—	—	—	—
	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$		$H_B < H_D$	—	—	—	—	—	—	—
A, C, D, E	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$		—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A~E	H_B	H_D	H_U	(mm)						
				a	b	c	d	e	e_B	e_D
B	—	—	—	—	—	≥300	—	—	—	—
A, B, C	—	—	—	—	—	≥500	—	—	—	—
B, E	—	—	—	—	—	≥300	—	—	≥1000	—
A, B, C, E	—	—	—	—	—	≥500	—	—	—	≤500
D	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D, E	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
A, C	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B, D	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$		—	—	—	—	—	—	—	—
	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$		—	—	—	—	—	—	—	✗
B, D, E	$(H_B \text{ OR } H_D) \leq H_U$		$H_B > H_D$	—	—	—	—	—	—	—
	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$		$H_B < H_D$	—	—	—	—	—	—	—
A, C, D, E	$(H_B \text{ AND } H_D) > H_U$		—	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



Simboli se mogu tumačiti na sljedeći način:

Općenito	Više vanjskih jedinica moguće je instalirati jednu pokraj druge kao što je prikazano u redovima: <ul style="list-style-type: none"> ▪  (bočno jedna uz drugu) ▪  (prednjica na prednjicu / poleđina na poleđinu) Međutim, druge jedinice mogu se instalirati u zaštitnu zonu vaše jedinice samo ako su iste vrste (vidi "zaštitna zona").
A, C	Prepreke s desne i lijeve strane (zidovi, pregrade)
B	Prepreka na strani usisa (zid/pregrada)
D	Prepreka na strani ispuha (zid/pregrada)
E	Prepreka s gornje strane (krov)
a, b, c, d, e	Minimalan prostor za servisiranje između jedinice i prepreka A, B, C, D i E
e_B	Maksimalna udaljenost između jedinice i ruba prepreke E, u smjeru prepreke B
e_D	Maksimalna udaljenost između jedinice i ruba prepreke E, u smjeru prepreke D
H_U	Visina jedinice, uključujući konstrukciju za postavljanje
H_B, H_D	Visina prepreka B i D
✗	NIJE dopušteno

16.2 Zaštitna zona: Vanjska jedinica

(mm)






Simboli se mogu tumačiti na sljedeći način:

Općenito	<p>Vanjska jedinica sadrži rashladno sredstvo R290, koje je svrstano u "Sigurnosnu klasu A3" kako je definirano u ISO817 i koristi se u EN378. To znači da se morate pridržavati dodatnih zahtjeva na mjestu instalacije (= "zaštitna zona") kako biste osigurali sigurnost u malo vjerovatnom slučaju curenja rashladnog sredstva.</p> <p>Potrebno za zaštitnu zonu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nema otvora u nastanjivim područjima zgrade. Primjer: prozori, vrata, ventilacijski otvor ili ulazi u podrumu koji se mogu otvoriti. ▪ Nema izvora zapaljenja (ni trajno ni kratko vrijeme). Primjer: <ul style="list-style-type: none"> - Otvoreni plamen - Električne instalacije, utičnice, svjetiljke, prekidači svjetla - Električni kućni priključci - Iskreći alati - Predmeti s visokim površinskim temperaturama (>360°C za R290) ▪ Zaštitna zona NE smije se proširiti na susjedne zgrade ili područja javnog prometa. ▪ Ostale jedinice mogu se instalirati u zaštitnu zonu vaše jedinice samo ako su iste vrste (tj. EPSK). Dakle, jedinice drugog tipa, koje koriste drugo rashladno sredstvo ili drugog proizvođača NISU dopuštene u zaštitnoj zoni vaše jedinice. Kombinirana zaštitna zona svih jedinica tada je dodatak svih pojedinačnih zaštitnih zona. <p>NIJE potrebno za zaštitnu zonu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potpuno otvoreno područje ispred jedinice.
1a / 1b	<p>Zaštitna zona ispred zgrade:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1a: na katu ▪ 1b: povиšena
2a / 2b	<p>Zaštitna zona za instalaciju u desnom kutu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2a: na katu ▪ 2b: povиšena
3a / 3b	<p>Zaštitna zona za instalaciju u lijevom kutu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 3a: na katu ▪ 3b: povиšena
4	<p>Zaštitna zona za krovnu instalaciju.</p> <p>Dodatni zahtjev: nema ventilacije ili otvora krovnih prozora u zaštitnoj zoni.</p>

16.3 Shema cjevovoda: vanjska jedinica



- a ULAZ vode (navojni spoj, muški, 1 1/4")
- b IZLAZ vode (navojni spoj, muški, 1 1/4")
- c Vakuumski prekidač
- d Ventil za zaštitu od smrzavanja
- e Pločasti izmjenjivač topline
- f Ventil za automatsko odzračivanje
- g Ventil za ograničenje tlaka
- h Separator plina
- i Ispusni ventil
- j Filter
- k Akumulator
- l Prigušivač
- m Kapilarna cijev
- n Izmjenjivač topline zraka
- o Stegnuta cijev
- p Posuda za rashladno sredstvo
- q Zaporni ventil
- r Servisni priključak 5/16" proširenje
- s Jednoputni ventil
- t Ulazni kolektor
- u Hlađenje tiskane pločice

Tok rashladnog sredstva:


- Grijanje
- ↔ Hlađenje

- M1C** Kompresor
- M1F** Motor ventilatora
- S1PH** Visokotlačna sklopka
- S1NPH** Visokotlačni senzor
- S1NPL** Senzor niskog tlaka
- Y1E** Elektronički ekspanzijski ventil (glavni)
- Y3E** Elektronički ekspanzijski ventil (ubrizgavanje)
- Y1S** Elektromagnetski ventil (4-putni ventil)
- Y2S** Elektromagnetski ventil (niskotlačno premoštenje)
- Y3S** Elektromagnetski ventil (premoštenje vrućeg plina)
- Y4S** Elektromagnetski ventil (ubrizgavanje tekućine)

Termistori:

- R1T** Vanjski zrak
- R2T** Ispust kompresora
- R3T** Usis kompresora
- R4T** Izmjenjivač topline zraka
- R5T** Usis 4-putnog ventila
- R6T** Rashladna tekućina
- R7T** Plašt kompresora
- R8T** Ubrizgavanje prije ulaznog kolektora
- R9T** ULAZ vode
- R10T** IZLAZ vode
- R12T** Ubrizgavanje nakon ulaznog kolektora

16.4 Shema cjevovoda: unutarnja jedinica



A	Unutarnja jedinica
B	Lokalno postavljen
C	Opcionalno
a1	Grijanje/hlađenje prostora — ULAZ vode (ženski, 1 1/4")
a2	Grijanje/hlađenje prostora — IZLAZ vode (ženski, 1 1/4")
b1	KVV — ULAZ hladne vode (muški, 1")
b2	KVV - IZLAZ vruće vode (muški, 1")
c1	ULAZ vode iz vanjske jedinice (ženski, 1 1/4")
c2	IZLAZ vode u vanjsku jedinicu (ženski, 1 1/4")
d1	ULAZ vode iz bivalentnog izvora topline (navojni spoj, ženski, 1")
d2	IZLAZ vode u bivalentni izvor topline (navojni spoj, ženski, 1")
e	Pomoćni grijач
f	Ekspanzijska posuda
g	Ispusni ventil
h	Ventil za automatsko odzračivanje
i	Sigurnosni ventil (muški 1" – ženski 1 1/4")
j	Solarni priključak za gravitacijsko pražnjenje - ULAZ vode
k	Solarni priključak za gravitacijsko pražnjenje - IZLAZ vode
l	Zaporni ventil (muški 1" – ženski 1 1/4")
m	Magnetski filter / odvajač prljavštine

n	Protupovratni ventil
o	Separatorska kutija
p	Kućište osjetnika plina
	Osjetnici i aktuatori:
B1PW	Osjetnik tlaka vode za grijanje prostora
B2L	Osjetnik protoka
B4L	Osjetnik plina
M1P	Crpka
M1S	Ventil spremnika za KVV (3-putni ventil)
M3S	Mimovodni ventil (3-putni ventil)
M4S	Normalno zatvoren zaporni ventil (zaustavljanje ulaznog curenja) (brza spojница - ženska 1")
	Termistori:
R1T	Termistor (ULAZ vode)
R2T	Termistor (pomoćni grijač – IZLAZ vode)
R5T, R8T, R11T	Termistor (spremnik)
R7T	Termistor (spremnik - IZLAZ vode)
	Priklučci:
—□—	Navojni spoj
→→—	Holender spoj s proširenjem cijevi
—□—	Brzospojni priključak
—●—	Tvrdo lemljeni spoj

16.5 Shema ožičenja: vanjska jedinica

Shema ožičenja isporučuje se s jedinicom koja se nalazi ispod gornje ploče na poklopcu razvodne kutije (potrebno samo za servisiranje, a ne za instalaciju).

Engleski	Prijevod
Back side view	Prikaz sa stražnje strane
BEAM	Temelj
Electronic component assembly	Sklop s elektroničkim komponentama
Indoor	Unutarnja
Outdoor	Vanjska
Position of compressor terminal	Položaj terminala kompresora
Position of elements	Položaj elemenata
See note ***	Pogledajte napomenu ***
Service	Usluga
Top side view	Pogled s gornje strane
TRAY	Ladica

Napomene:

1	Simboli:	
	L	Pod naponom
	N	Neutralno
		Zaštitno uzemljenje
		Bešumno uzemljenje
		Priklučna stezaljka
	-o-	Terminal
		Konektor
	-●-	Povezivanje
		Vanjsko ožičenje
2	Boje:	
	BLK	Crna
	RED	Crvena
	BLU	Plava
	WHT	Bijela
	GRN	Zelena
	YLW	Žuta
	PNK	Ružičasta
	ORG	Narančasta
	GRY	Siva
	BRN	Smeđa

3	Ovaj dijagram vrijedi samo za vanjsku jedinicu.
4	Pazite da prilikom rukovanja zaštitnim uređajem S1PH ne dođe do kratkog spoja.
5	Pogledajte tablicu kombinacija i priručnik opcija za upute o spajanju ožičenja za X2M.

Legenda u slučaju modela V3 (1N~):

A1P	Tiskana pločica (glavna)
A3P	Tiskana pločica (struja odvoda)
A4P	Tiskana pločica (ACS)
E1H	Grijač odvodne cijevi (lokalna nabava)
E1HC	Grijač kartera
F1U	Lokalni osigurač (lokalna nabava)
F10U (A1P)	Osigurač (T 6,3 A / 250 V)
H1P (A1P)	Svjetleća dioda (servisni monitor je narančast)
HAP (A1P, A4P)	Svjetleća dioda (servisni monitor je zelen)
K2R (A1P)	Magnetski relej (Y3S)
K3R (A1P)	Magnetski relej (Y2S)
M1C	Motor kompresora
M1F	Motor ventilatora
Q1DI	Prekidač dozemnog spoja (30 mA) (lokalna nabava)
R1T	Termistor (vanjski zrak)
R2T	Termistor (ispust kompresora)
R3T	Termistor (usis kompresora)
R4T	Termistor (izmjenjivač topline zraka)
R5T	Termistor (usis 4-putnog ventila)
R6T	Termistor (rashladna tekućina)
R7T	Termistor (plašt kompresora)
R8T	Termistor (ubrizgavanje prije ulaznog kolektora)
R9T	Termistor (ULAZ vode)
R10T	Termistor (IZLAZ vode)
R12T	Termistor (ubrizgavanje nakon ulaznog kolektora)
S1NG	Osjetnik plina
S1NPH	Visokotlačni senzor
S1NPL	Osjetnik niskog tlaka
S1PH	Visokotlačna sklopka
T1A	Strujni transformator
X*A, X*Y	Konektori
X*M	Priklučna stezaljka

Y1E	Elektronički ekspanzijski ventil (glavni)
Y3E	Elektronički ekspanzijski ventil (ubrizgavanje)
Y1S	Elektromagnetski ventil (4-smjerni ventil)
Y2S	Elektromagnetski ventil (niskotlačno premoštenje)
Y3S	Elektromagnetski ventil (premoštenje vrućeg plina)
Y4S	Elektromagnetski ventil (ubrizgavanje tekućine)
Z*C	Filtar šuma (feritna jezgra)

Legenda u slučaju modela W1 (3N~):

A1P	Tiskana pločica (glavna)
A2P	Tiskana pločica (mrežasti filter)
A3P	Tiskana pločica (struja odvoda)
A4P	Tiskana pločica (ACS)
E1H	Grijač odvodne cijevi (lokalna nabava)
E1HC	Grijač kartera
F1U	Lokalni osigurač (lokalna nabava)
FINTh	Termistor (lopatica)
HAP (A1P, A4P)	Svjetleća dioda (servisni monitor je zelen)
K2R (A1P)	Magnetski relej (Y2S)
K3R (A1P)	Magnetski relej (Y3S)
M1C	Motor kompresora
M1F	Motor ventilatora
Q1DI	Prekidač dozemnog spoja (30 mA) (lokalna nabava)
R1T	Termistor (vanjski zrak)
R2T	Termistor (ispust kompresora)
R3T	Termistor (usis kompresora)
R4T	Termistor (izmjenjivač topline zraka)
R5T	Termistor (usis 4-putnog ventila)
R6T	Termistor (rashladna tekućina)
R7T	Termistor (plašt kompresora)
R8T	Termistor (ubrizgavanje prije ulaznog kolektora)
R9T	Termistor (ULAZ vode)
R10T	Termistor (IZLAZ vode)
R11T	Termistor (toplinska cijev)
R12T	Termistor (ubrizgavanje nakon ulaznog kolektora)
S1NG	Osjetnik plina
S1NPH	Visokotlačni senzor
S1NPL	Osjetnik niskog tlaka
S1PH	Visokotlačna sklopka

T1A	Strujni transformator
X*M	Prikazujuća stezaljka
X*Y	Konektori
Y1E	Elektronički ekspanzijski ventil (glavni)
Y3E	Elektronički ekspanzijski ventil (ubrizgavanje)
Y1S	Elektromagnetski ventil (4-smjerni ventil)
Y2S	Elektromagnetski ventil (niskotlačno premoštenje)
Y3S	Elektromagnetski ventil (premoštenje vrućeg plina)
Y4S	Elektromagnetski ventil (ubrizgavanje tekućine)
Z*C	Filtar šuma (feritna jezgra)

16.6 Shema ožičenja: unutarnja jedinica

Pogledajte u shemu unutarnjeg ožičenja isporučenu uz jedinicu (unutar pokrova razvodne kutije unutarnje jedinice). Upotrebljavane kratice navedene su dolje.

Napomene koje treba pročitati prije pokretanja jedinice

Engleski	Prijevod
Notes to go through before starting the unit	Napomene koje treba pročitati prije pokretanja jedinice
X2M	Glavni terminal – Vanjska jedinica
X40M	Glavni terminal – Unutarnja jedinica
X41M	Glavni terminal – Pomoćni grijач
X42M, X43M	Lokalno ožičenje za visoki napon
X44M, X45M	Lokalno ožičenje za SELV (sigurnosni ekstra niski napon)
-----	Uzemljenje
-----	Lokalna nabava
①	Više mogućnosti ožičenja
	Opcija
	Nije ugrađeno u razvodnu kutiju
	Ožičenje ovisi o modelu
	Tiskana pločica
Note 1: Connection point of the power supply for the BUH should be foreseen outside the unit.	Napomena 1: Točka priključenja napajanja za pomoćni grijач trebala bi se predvidjeti izvan jedinice.
Backup heater power supply	Napajanje pomoćnog grijaća
<input type="checkbox"/> 6 kW (1N~, 230 V)	<input type="checkbox"/> 6 kW (1N~, 230 V)
<input type="checkbox"/> 9 kW (3N~, 400 V)	<input type="checkbox"/> 9 kW (3N~, 400 V)
User installed options	Korisničke opcije
<input type="checkbox"/> Remote user interface	<input type="checkbox"/> Namjensko sučelje za upravljanje ugodnošću (BRC1HH služi kao sobni termostat)
<input type="checkbox"/> Ext. indoor thermistor	<input type="checkbox"/> Vanjski termistor unutarnje temperature
<input type="checkbox"/> Ext outdoor thermistor	<input type="checkbox"/> Vanjski termistor vanjske temperature
<input type="checkbox"/> Safety thermostat	<input type="checkbox"/> Sigurnosni termostat
<input type="checkbox"/> Smart Grid	<input type="checkbox"/> Smart Grid
<input type="checkbox"/> WLAN cartridge	<input type="checkbox"/> Umetak za WLAN
<input type="checkbox"/> Bizone mixing kit	<input type="checkbox"/> Dvozonski komplet za miješanje
Main LWT	Temperatura glavne izlazne vode
<input type="checkbox"/> On/OFF thermostat (wired)	<input type="checkbox"/> Termostat za UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE (žičani)

Engleski	Prijevod
□ On/OFF thermostat (wireless)	□ Termostat za UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE (bežični)
□ Ext. thermistor	□ Vanjski termistor
□ Heat pump convector	□ Konvektor toplinske crpke
Add LWT	Temperatura dodatne izlazne vode
□ On/OFF thermostat (wired)	□ Termostat za UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE (žičani)
□ On/OFF thermostat (wireless)	□ Termostat za UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE (bežični)
□ Ext. thermistor	□ Vanjski termistor
□ Heat pump convector	□ Konvektor toplinske crpke

Položaj u razvodnoj kutiji

Engleski	Prijevod
Position in switch box	Položaj u razvodnoj kutiji

Legenda

A1P		Tiskana pločica hidrauličkog modula
A2P	*	Termostat za UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE (PC=strujni krug)
A3P	*	Konvektor toplinske crpke
A6P		Tiskana pločica višekoračnog pomoćnog grijajućeg elementa
A12P		Tiskana pločica korisničkog sučelja
A14P	*	Tiskana pločica namjenskog sučelja za upravljanje ugodnošću (BRC1HH služi kao sobni termostat)
A15P	*	Tiskana pločica prijamnika (bežični termostat za UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE)
A30P	*	Tiskana pločica dvozonskog kompletata za miješanje
F1B	#	Osigurač za nadstrujnu zaštitu - Pomoćni grijajući element
F2B	#	Osigurač za nadstrujnu zaštitu - Glavni
K1A, K2A	*	Visokonaponski Smart Grid relej
M2P	#	Crpka kućne vruće vode
M2S	#	2-putni ventil za hlađenje
M4S		Normalno zatvoreni zaporni ventil (zaustavljanje ulaznog curenja)
P* (A14P)	*	Terminal
PC (A15P)	*	Krug napajanja
Q*DI	#	Prekidač dozemnog spoja
Q1L		Toplinska zaštita pomoćnog grijajućeg elementa
Q4L	#	Sigurnosni termostat
R1H (A2P)	*	Osjetnik vlage

R1T (A2P)	*	Termostat za UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE osjetnika temperature u okolini
R1T (A14P)	*	Korisničko sučelje osjetnika temperature u okolini
R1T (A15P)	*	Korisničko sučelje osjetnika temperature u okolini
R2T (A2P)	*	Vanski osjetnik (podni ili u okolini)
R6T	*	Vanski termistor unutarnje temperature ili temperature u okolini
S1S	#	Kontakt napajanja po preferencijalnoj stopi kWh
S2S	#	Ulaz impulsa strujomjera 1
S3S	#	Ulaz impulsa strujomjera 2
S4S	#	Smart Grid napajanje (Smart Grid fotonaponski impulsni mjerač snage)
S10S-S11S	#	Niskonaponski kontakt Smart Grid
S12S	#	Ulaz plinomjera
S13S	#	Solarni ulaz
ST6 (A30P)	*	Konektor
X*A, X*Y, X*Y*		Konektor
X*M		Priklučna stezaljka
Z*C		Filtar šuma (feritna jezgra)

* Opcionalno

Lokalna nabava

Prijevod teksta na dijagramu ozičenja


Engleski	Prijevod
(1) Main power connection	(1) Glavni priključak napajanja
Indoor unit supplied separately	Unutarnja jedinica isporučuje se odvojeno (Standard)
Indoor unit supplied from outdoor unit	Unutarnja jedinica napaja se iz vanjske jedinice
Normal kWh rate power supply	Električno napajanje po normalnoj stopi kWh
Outdoor unit	Vanjska jedinica
Standard	Standardna
SWB	Razvodna kutija
(2) Backup heater power supply	(2) Napajanje pomoćnog grijачa
4-pole fuse	4-polni osigurač
(3) User interface	(3) Korisničko sučelje
Remote user interface	Namjensko sučelje za upravljanje ugodnošću (BRC1HH služi kao sobni termostat)
Voltage	Napon
OR	ILI

Engleski	Prijevod
SD card	Utor kartice za WLAN umetak
3rd generation WLAN cartridge	WLAN uložak treće generacije
(4) Shut-off valve - Inlet leak stop	(4) Normalno zatvoreni zaporni ventil (zaustavljanje ulaznog curenja)
(5) Ext. thermistor	(5) Vanjski termistor
External ambient sensor option (indoor or outdoor)	Opcija vanjskog osjetnika temperature u okolini (unutarnjeg ili vanjskog)
Voltage	Napon
(6) Field supplied options	(6) Lokalno nabavljene opcije
12 V DC pulse detection (voltage supplied by PCB)	Detekcija impulsa od 12 V DC (napon isporučuje tiskana pločica)
16 V DC detection (voltage supplied by PCB)	Detekcija 16 V DC (napon isporučuje tiskana pločica)
230 V AC Control Device	Uređaj za upravljanje na 230 V AC
Alarm output	Izlaz alarma
Bizone mixing kit	Dvozonski komplet za miješanje
Contact rating	Ocjena kontakata
Continuous	Neprekidna struja
DHW pump output	Izlaz crpke kućne vruće vode
DHW pump	Crpka kućne vruće vode
Electric pulse meter input	Strujomjer
Ext. heat source	Vanjski izvor topline
For HV Smart Grid	Za visokonaponski Smart Grid
For LV Smart Grid	Za niskonaponski Smart Grid
Gas meter	Plinomjer
Inrush	Uklopnja struja
Max. load	Maksimalno opterećenje
Min. load	Minimalno opterećenje
ON/OFF output	Izlaz UKLJ./ISKLJ.
Only for HPSU	Samo za HPSU
Only for HPSU solar input	Samo za HPSU solarni ulaz
Preferential kWh rate power supply contact	Kontakt napajanja po preferencijalnoj stopi kWh
Safety thermostat contact	Kontakt sigurnosnog termostata
Shut-off valve NC	Zaporni ventil – Normalno zatvoren
Shut-off valve NO	Zaporni ventil – Normalno otvoren
Smart Grid PV power pulse meter	Smart Grid fotonaponski impulsni mjerač snage
Space cooling/heating	Grijanje/hlađenje prostora


Engleski	Prijevod
Voltage	Napon
(7) External On/OFF thermostats and heat pump convector	(7) Vanjski termostati za UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE i konvektor toplinske crpke
Additional LWT zone	Dodatna zona temperature izlazne vode
For external sensor (floor or ambient)	Za vanjski osjetnik (podni ili okolni)
For heat pump convector	Za konvektor toplinske crpke
For wired On/OFF thermostat	Za žičani termostat za UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE
For wireless On/OFF thermostat	Za bežični termostat za UKLJUČENJE/ISKLJUČENJE
Main LWT zone	Glavna zona temperature izlazne vode
Max. load	Maksimalno opterećenje

Shema električnog ožičenja

Za više pojedinosti provjerite ožičenje jedinice.





4D152935 A 1/2

Opcionalni dio

4D152935 A 2/2

16.7 ESP krivulja: Unutarnja jedinica

Napomena: Pogreška protoka dogodit će se samo ako se ne dostigne minimalna brzina protoka vode.



- A** Vanjski statički tlak u krugu grijanja/hlađenja prostora
- B** Brzina protoka vode kroz jedinicu u krugu grijanja/hlađenja prostora
- C** Radni raspon


Napomena: Raspon rada proširuje se na niže brzine protoka samo u slučaju da uređaj radi samo s toplinskom pumpom (vidi isprekidane linije).

- D** Minimalni protok vode tijekom normalnog rada
- E** Minimalna brzina protoka vode tijekom rada odmrzavanja/rezervnog pomoćnog grijajućeg

Napomene:

- Odaberete li protok izvan područja rada, možete oštetiti jedinicu ili može doći do kvara. U tehničkim specifikacijama pronađite i minimalan te maksimalan dopušteni raspon protoka vode.
- Kvaliteta vode mora biti u skladu sa Direktivom EU-a 2020/2184.
- Jedinica "Vanjski statički tlak" uključuje zaporni ventil

16.8 Nazivna pločica: unutarnja jedinica



- a** Naziv modela
- b** Tvoranički broj
- c** Datum proizvodnje

- d** Težina praznog uređaja
- e** Ukupna težina napunjene vode u spremniku
- f** Maks. radni tlak PMS (krug grijanja)
- g** Zapremina vode (spremnik)
- h** Maks. radna temperatura T_{max} (voda iz spremnika)
- i** Gubitak topline u mirovanju u 24 sata pri $60^{\circ}C$ (spremnik) Q_{st}
- j** Radni tlak vode u spremniku pH_2O
- k** Zapremina kućne vruće vode (izmjenjivač topline)
- l** Maks. radni tlak PMS (instalacija pitke vode)
- m** Nazivni napon U
- n** Nazivna struja osigurača
- o** Vrsta zaštite
- p** Broj dijela
- q** Revizija

17 Tumač pojmova

Zastupnik

Zastupnik za prodaju proizvoda.

Ovlašteni instalater

Tehnički obučena osoba kvalificirana za instalaciju proizvoda.

Korisnik

Osoba koja je vlasnik proizvoda i/ili rukuje proizvodom.

Važeći zakoni

Sve međunarodne, europske, nacionalne i lokalne direktive, zakoni, propisi i/ili pravila koji su mjerodavni i važeći za određeni proizvod ili domenu.

Tvrtka za servisiranje

Kvalificirana tvrtka koja može obaviti ili koordinirati potreban servis proizvoda.

Priručnik za postavljanje

Priručnik s uputama namijenjenim za određeni proizvod ili primjenu, u kojem je objašnjeno kako se uređaj postavlja, podešava i održava.

Priručnik za rukovanje

Priručnik s uputama namijenjenim za određeni proizvod ili primjenu, u kojem je objašnjeno kako se rukuje uređajem.

Upute za održavanje

Priručnik s uputama namijenjenim za određeni proizvod ili primjenu, u kojem je objašnjeno (ako je bitno) kako se uređaj postavlja, podešava i/ili primjenjuje, održava i kako se njime rukuje.

Pribor

Naljepnice, priručnici, informativni listovi i oprema koji su isporučeni s proizvodom i koje treba instalirati u skladu s uputama u popratnoj dokumentaciji.

Opcionalna oprema

Oprema koju je proizvela ili odobrila tvrtka Daikin i koja se može kombinirati s proizvodom u skladu s uputama u popratnoj dokumentaciji.

Nije u isporuci

Oprema koju NIJE proizvela tvrtka Daikin i koja se može kombinirati s proizvodom u skladu s uputama u popratnoj dokumentaciji.

Tablica lokalnih postavki

Primjenjive unutarnje jedinice

EPBX10A▲4V▼
 EPBX10A▲9W▼
 EPBX14A▲4V▼
 EPBX14A▲9W▼
 EPBXU10A▲4V▼
 EPBXU14A▲9W▼
 EPVX10S18A▲4V▼
 EPVX10S18A▲9W▼
 EPVX10S23A▲4V▼
 EPVX10S23A▲9W▼
 EPVX14S18A▲4V▼
 EPVX14S18A▲9W▼
 EPVX14S23A▲4V▼
 EPVX14S23A▲9W▼
 EPVX14SU18A▲4V▼
 EPVX14SU23A▲4V▼
 EPVX10SU18A▲4V▼
 EPVX10SU23A▲4V▼
 EPSXB10P30A▲▼
 EPSXB10P50A▲▼
 EPSX10P30A▲▼
 EPSX10P50A▲▼
 EPSXB14P30A▲▼
 EPSXB14P50A▲▼
 EPSX14P30A▲▼
 EPSX14P50A▲▼

Napomene

- (*1) *4V*
- (*2) *9W*
- (*3) EPB*
- (*4) EPV*
- (*5) EPSX*
- (*6) EPSXB*
- (*7) *SU*

▲ = A, B, C,..., Z

▼ = , , 1, 2, 3,..., 9

Tablica lokalnih postavki

Trenutačna lokacija	Vrsta postavke	Kod polja	Opis postavke	Primjenjivo kada	Raspon / korak / zadana vrijednost	Datum	Vrijednost
1. Glavna zona							
1.1	Kr. korisnik	N/A	Ciljna vrijednost sobne temperature tijekom hlađenja prostora u glavnoj zoni	[041]=2: Prostorija	Korak od 12–35°C: 0,5°C 20		
1.1	Kr. korisnik	N/A	Ciljna vrijednost sobne temperature tijekom grijanja prostora u glavnoj zoni	[041]=2: Prostorija	Korak od 12–30°C: 0,5°C 21		
1.2	Kr. korisnik	N/A	Omogućava ciljni plan sobne temperature za grijanje prostora u glavnoj zoni.	[041]=2: Prostorija	0: Ručni način rada 1: Planirani način rada		
1.2	Kr. korisnik	N/A	Omogućava ciljni plan izlazne vode bez krijuće za rad ovisano vremenskim prilikama za grijanje prostora u glavnoj zoni.	[041]=0: Izlazna voda	0: Ručni način rada 1: Planirani način rada		
1.3	Kr. korisnik	N/A	Plan grijanja	[041]=2: Prostorija OR [041]=0: Izlazna voda	N/A		
1.4	Kr. korisnik	N/A	Plan hlađenja.	[041]=2: Prostorija OR [041]=0: Izlazna voda	N/A		
1.5	Napr. kr. kor.	N/A	Upravljački način za izlaznu vodu tijekom grijanja prostora u glavnoj zoni.	Uvijek	0: Fiksno 1: Ovisno o vremenskim prilikama		
1.6	Instalater	[053]	Gornja granica ciljne vrijednosti temperature izlazne vode tijekom grijanja prostora u glavnoj zoni.	Uvijek	[099]=1: Da I [1.1]=2: Radijator Korak od [054]~min([048]-5; [060]; 75): 1°C 35°C [099]=1: Da I [1.1]=2: Radijator Korak od [054]~min([048]-5; [060]; 55): 1°C 35°C [099]=0: Ne I [1.1]=2: Radijator Korak od [054]~min([015]-5; [060]; 75): 1°C 75°C [099]=0: Ne I [1.1]=2: Radijator Korak od [054]~min([015]-5; [060]; 55): 1°C 55°C		
1.6	Instalater	[054]	Donja granica ciljne vrijednosti temperature izlazne vode tijekom grijanja prostora u glavnoj zoni.	Uvijek	Korak od 15–[053]°C: 1°C 20		
1.6	Instalater	[055]	Gornja granica ciljne vrijednosti temperature izlazne vode tijekom hlađenja prostora u glavnoj zoni.	Uvijek	Korak od [056]–22°C: 1°C 22		
1.6	Instalater	[056]	Donja granica ciljne vrijednosti temperature izlazne vode tijekom hlađenja prostora u glavnoj zoni.	Uvijek	[099]=1: Da Korak od ([049]+4)–[055]: 1°C 7°C [099]=0: Ne Korak od ([014]+4)–[055]: 1°C 7°C		
1.7	Napr. kr. kor.	N/A	Upravljački način rada za izlaznu vodu tijekom hlađenja prostora u glavnoj zoni.	Uvijek	0: Fiksno 1: Ovisno o vremenskim prilikama		
1.8	Kr. korisnik	N/A	Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama temperature izlazne vode za grijanje prostora u glavnoj zoni.	[1.5]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	Raspon u okolini: Korak od -40–25°C: 1°C Raspon temperature izlazne vode: Korak od [054]–[053]°C: 1°C		
1.9	Kr. korisnik	N/A	Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama temperature izlazne vode za hlađenje prostora u glavnoj zoni.	[1.7]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	Raspon u okolini: Korak od 10–43°C: 1°C Raspon temperature izlazne vode: Korak od [056]–[055]°C: 1°C		
1.10	Kr. korisnik	N/A	Histereza na ciljnoj sobnoj temperaturi korištena za ponovno pokretanje zahtjeva za grijanje ili hlađenje prostora.	[041]=2: Prostorija	Korak od 0,5–10°C: 0,1°C 0,5		
1.11	Kr. korisnik	N/A	Odabir vrste odašiljača topline u glavnoj zoni.	Uvijek	0: Podno grijanje 1: Konvektor toplinske crpke 2: Radijator		
1.12	Instalater	[041]	Način rada s termostatom u glavnoj zoni.	Uvijek	0: Izlazna voda 1: Vanjska prostorija 2: Prostorija		
1.13	Instalater	[042]	Vrsta termostata u glavnoj zoni.	Uvijek	0: Dvostruki kontakt 1: Jedan kontakt		
1.14	Instalater	[169]/[170]	Ciljna vrijednost Delta T tijekom grijanja prostora u glavnoj zoni.	Uvijek	[1.11]=0: Podno grijanje 3–10°C, korak: 0,5°C [169]=5 [1.11]=1: Konvektor toplinske crpke 3–10°C, korak: 0,5°C [169]=5 [1.11]=2: Radijator 10–20°C, korak: 0,5°C [170]=10		
1.16	Instalater	[050]	Omogućava rad hlađenja prostora u glavnoj zoni.	Uvijek	0: Ne 1: Da		
1.17	Kr. korisnik	N/A	Kontrola UKLJ./ISKLJ. temperature izlazne vode u glavnoj zoni.	[041]=0: Izlazna voda	0: ISKLJUČENO 1: Uključeno		
1.18	Instalater	[174]	Ciljna vrijednost Delta T tijekom hlađenja prostora u glavnoj zoni.	Uvijek	Korak od 3–10°C: 0,5°C 5		
1.19	Instalater	[048]	Apsolutna gornja granica ciljne vrijednosti temperature izlazne vode u odnosu na instalirani odašiljač topline u glavnoj zoni.	[099]=1: Da	Korak od 20–80°C: 0,5°C 40		
1.20	Instalater	[049]	Apsolutna donja granica ciljne vrijednosti temperature izlazne vode u odnosu na instalirani odašiljač topline u glavnoj zoni.	[099]=1: Da	Korak od 3–35°C: 0,5°C 3		

(*1) *4V* _(*2) *9W* _

(*3) EPB* _(*4) EPV* _(*5) EPSX* _(*6) EPSXB* _

(*7) *SU*

Tablica lokalnih postavki						Postavke instalatera u odnosu na tvornički zadane vrijednosti
Trenutačna lokacija	Vrsta postavke	Kod polja	Opis postavke	Primjenjivo kada	Raspon / korak / zadana vrijednost	Datum Vrijednost
1.21	Kr. korisnik	N/A	Naziv glavne zone.	Uvijek	Glavna zona	
1.22	Kr. korisnik	N/A	Ciljna temperatura prostorije tijekom odmrzavanja u glavnoj zoni.	[041]=2: Prostorija	Korak od 4~16°C: 0,5°C 8	
1.23	Kr. korisnik	N/A	Omogućava ciljni plan izlazne vode bez krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama za hlađenje prostora u glavnoj zoni.	[041]=0: Izlazna voda	0: Ručni način rada 1: Planirani način rada	
1.23	Kr. korisnik	N/A	Omogućava ciljni plan sobne temperature za hlađenje prostora u glavnoj zoni.	[041]=2: Prostorija	0: Ručni način rada 1: Planirani način rada	
1.24	Kr. korisnik	N/A	Plan pomaka temperature na ciljnu vrijednost izlazne vode ovisnu o vremenskim prilikama za grijanje prostora u glavnoj zoni.	[041]=0: Izlazna voda AND [1.5]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	N/A	
1.25	Kr. korisnik	N/A	Plan pomaka temperature na ciljnu vrijednost izlazne vode ovisnu o vremenskim prilikama za hlađenje prostora u glavnoj zoni.	[041]=0: Izlazna voda AND [1.7]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	N/A	
1.26	Instalater	[052]	Omogućava pomak temperature na ciljnoj vrijednosti izlazne vode oko točke smrzavanja u glavnoj zoni.	Uvijek	0: Ništa 1: Dolje usko 2: Dolje široko 3: Visoko usko 4: Visoko široko	
1.27	Kr. korisnik	N/A	Pomak temperature na ciljnu vrijednost izlazne vode ovisnu u vremenskim prilikama za grijanje prostora u glavnoj zoni.	[1.5]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	Korak od -10~10°C:1°C 0	
1.28	Kr. korisnik	N/A	Pomak temperature na ciljnu vrijednost izlazne vode ovisnu u vremenskim prilikama za hlađenje prostora u glavnoj zoni.	[1.7]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	Korak od -10~10°C:1°C 0	
1.29	Napr. kr. kor.	N/A	Ciljna vrijednost sobne temperature tijekom grijanja prostora u glavnoj zoni zbog pohrane.	[041]=2: Prostorija AND [040]=2: Spremni kontakti pametne mreže	Korak od 12~30°C: 0,5°C 23	
1.30	Napr. kr. kor.	N/A	Ciljna vrijednost sobne temperature tijekom hlađenja prostora u glavnoj zoni zbog pohrane.	[041]=2: Prostorija AND [040]=2: Spremni kontakti pametne mreže	Korak od 15~35°C: 0,5°C 18	
1.31	Instalater	[158]	Daikinov sobni termostat je povezan.	Uvijek	0: Ne 1: Da	
1.33	Napr. kr. kor.	N/A	Neobavezno odstupanje može se primijeniti na ciljnu vrijednost sobne temperature, mjerenu neobaveznim senzorom u glavnoj zoni.	[041]=2: Prostorija	Korak od -5~5°C :0,5°C 0	
1.34	Kr. korisnik	N/A	Osnovna ciljna sobna temperatura za plan prostorije tijekom grijanja prostora u glavnoj zoni.	[041]=2: Prostorija	Korak od 12~30°C: 0,5°C 12	
1.35	Kr. korisnik	N/A	Osnovna ciljna sobna temperatura za plan prostorije tijekom hlađenja prostora u glavnoj zoni.	[041]=2: Prostorija	Korak od 12~35°C: 0,5°C 30	
1.36	Kr. korisnik	N/A	Omogućuje pomak temperature na ciljnu vrijednost izlazne vode ovisnu o vremenskim prilikama za grijanje prostora u glavnoj zoni.	[1.5]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	0: Ručni način rada 1: Planirani način rada	
1.37	Kr. korisnik	N/A	Omogućuje pomak temperature na ciljnu vrijednost izlazne vode ovisnu o vremenskim prilikama za hlađenje prostora u glavnoj zoni.	[1.7]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	0: Ručni način rada 1: Planirani način rada	
1.38	Napr. kr. kor.	N/A	Odstupanje na sobnoj temperaturi na sučelju HCl u glavnoj zoni.	[041]=2: Prostorija	Korak od -5~5°C :0,5°C 0	
1.39	Kr. korisnik	N/A	Ciljna vrijednost temperature izlazne vode tijekom hlađenja prostora u glavnoj zoni.	Uvijek	Korak od [054]~[053]°C: 1°C	
1.39	Kr. korisnik	N/A	Ciljna vrijednost temperature izlazne vode tijekom grijanja prostora u glavnoj zoni.	Uvijek	Korak od [056]~[055]°C: 1°C	
2 Dodatna zona						
2.2	Kr. korisnik	N/A	Omogućava ciljni plan izlazne vode bez krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama za grijanje prostora u dodatnoj zoni.	[057]=0: Izlazna voda AND [155]=1: Da	0: Ručni način rada 1: Planirani način rada	
2.3	Kr. korisnik	N/A	Dodatazna zona plana grijanja.	[057]=0: Izlazna voda OR [057]=2: Prostorija	N/A	
2.4	Kr. korisnik	N/A	Dodatazna zona plana hlađenja.	[057]=0: Izlazna voda OR [057]=2: Prostorija	N/A	
2.5	Napr. kr. kor.	N/A	Ciljni način rada tijekom grijanja prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	0: Fiksno 1: Ovisno o vremenskim prilikama	
2.6	Instalater	[060]	Gornja granica ciljne vrijednosti temperature izlazne vode tijekom grijanja prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	[2.11]=2: Radijator Korak [061]-min([015]-5; 75): 1°C 75°C [2.11]=2: Radijator Korak [061]-min([015]-5; 55): 1°C 55°C	
2.6	Instalater	[061]	Donja granica ciljne vrijednosti temperature izlazne vode tijekom grijanja prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	Korak od 20~[060]°C: 1°C 20	

(*1) *4V* _(*2) *9W* _

(*3) EPB* _(*4) EPV* _(*5) EPSX* _(*6) EPSXB* _

(*7) *SU*

Tablica lokalnih postavki						Postavke instalatera u odnosu na tvornički zadane vrijednosti
Trenutačna lokacija	Vrsta postavke	Kod polja	Opis postavke	Primjenjivo kada	Raspon / korak / zadana vrijednost	Datum Vrijednost
2.6	Instalater	[062]	Gornja granica ciljne vrijednosti temperature izlazne vode tijekom hlađenja prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	Korak od [063]~22°C: 1°C 22	
2.6	Instalater	[063]	Donja granica ciljne vrijednosti temperature izlazne vode tijekom hlađenja prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	Korak od ([014]+4)~[062]: 1°C 7°C	
2.7	Napr. kr. kor.	N/A	Ciljni način rada tijekom hlađenja prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	0: Fiksno 1: Ovisno o vremenskim prilikama	
2.8	Kr. korisnik	N/A	Krивulja za rad ovisan o vremenskim prilikama temperature izlazne vode za grijanje prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da AND [2.5]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	Raspon u okolini: Korak od -40~25°C: 1°C Raspon temperature izlazne vode: Korak od [061]~[060]°C: 1°C	
2.9	Kr. korisnik	N/A	Krivilj za rad ovisan o vremenskim prilikama temperature izlazne vode za hlađenje prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da AND [2.7]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	Raspon u okolini: Korak od 10~43°C: 1°C Raspon temperature izlazne vode: Korak od [063]~[062]°C: 1°C	
2.10	Br	N/A	Histeriza na ciljnoj sobnoj temperaturi koštena za ponovno pokretanje zahtjeva za grijanje ili hlađenje prostora.	N/A	N/A	
2.11	Kr. korisnik	N/A	Odarab odašiljača topline u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	0: Podno grijanje 1: Konvektor toplinske crpke 2: Radijator	
2.12	Instalater	[057]	Način rada s termostatom u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	[41]=0: Izlazna voda 0: Izlazna voda [41]≠0: Izlazna voda 1: Vanjska prostorija	
2.13	Instalater	[146]	Vrsta termostata u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	0: Dvostruki kontakt 1: Jedan kontakt	
2.14	Instalater	[171]/[172]	Ciljna vrijednost Delta T tijekom grijanja prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	[2.11]=0: Podno grijanje 3~10°C, korak: 0,5°C [171]=5 [2.11]=1: Konvektor toplinske crpke 3~10°C, korak: 0,5°C [171]=5 [2.11]=2: Radijator 10~20°C, korak: 0,5°C [172]=10	
2.15	Kr. korisnik	N/A	Kontrola UKLJ./ISKLJ. temperature izlazne vode u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da AND [057]=0: Izlazna voda	0: ISKLJUČENO 1: Uključeno	
2.16	Ne	N/A	N/A	N/A	N/A	
2.17	Instalater	[148]	Ciljna vrijednost Delta T u dodatnoj zoni tijekom hlađenja prostora.	[155]=1: Da	3~10°C, korak: 0,5°C 5	
2.18	Kr. korisnik	N/A	Plan pomaka temperature na ciljnu vrijednost izlazne vode ovisnu o vremenskim prilikama za grijanje prostora u dodatnoj zoni.	[057]=0: Izlazna voda AND [2.5]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	N/A	
2.19	Kr. korisnik	N/A	Plan pomaka temperature na ciljnu vrijednost izlazne vode ovisnu o vremenskim prilikama za hlađenje prostora u dodatnoj zoni.	[057]=0: Izlazna voda AND [2.7]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	N/A	
2.20	Instalater	[059]	Omogućava pomak temperature na ciljnoj vrijednosti izlazne vode oko točke smrzavanja u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	0: Ništa 1: Dolje usko 2: Dolje široko 3: Visoko usko 4: Visoko široko	
2.21	Kr. korisnik	N/A	Naziv dodatne zone.	[155]=1: Da	Dodata zona	
2.22	Kr. korisnik	N/A	Pomak temperature na ciljnu vrijednost izlazne vode ovisnu o vremenskim prilikama za grijanje prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da AND [2.5]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	Korak od -10~10°C: 1°C 0	
2.23	Kr. korisnik	N/A	Pomak temperature na ciljnu vrijednost izlazne vode ovisnu o vremenskim prilikama za hlađenje prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da AND [2.7]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	Korak od -10~10°C: 1°C 0	
2.27	Kr. korisnik	N/A	Omogućava ciljni plan izlazne vode bez krivulje za rad ovisan o vremenskim prilikama za hlađenje prostora u dodatnoj zoni.	[057]=0: Izlazna voda AND [155]=1: Da	0: Ručni način rada 1: Planirani način rada	
2.30	Kr. korisnik	N/A	Ciljna vrijednost temperature izlazne vode tijekom hlađenja prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	Korak od [063]~[062]°C: 1°C	
2.30	Kr. korisnik	N/A	Ciljna vrijednost temperature izlazne vode tijekom grijanja prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	Korak od [061]~[060]°C: 1°C	
2.31	Kr. korisnik	N/A	Omogućava pomak temperature na ciljnu vrijednost izlazne vode ovisnu o vremenskim prilikama za grijanje prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da AND [2.5]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	0: Ručni način rada 1: Planirani način rada	
2.32	Kr. korisnik	N/A	Omogućava pomak temperature na ciljnu vrijednost izlazne vode ovisnu o vremenskim prilikama za hlađenje prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da AND [2.7]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	0: Ručni način rada 1: Planirani način rada	
2.33	Instalater	[147]	Omogućava rad hlađenja prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	0: Ne 1: Da	
3 Grijanje/hlađenje prostora						
3.1	Kr. korisnik	N/A	Ispod ove temperature na otvorenom, rad grijanja prostora je dopušten.	Uvijek	Korak od 14~35°C: 1°C 20	

(*1) *4V*_(*) *9W*

(*3) EPB*_(*) EPV*_(*) EPSX*_(*) EPSKB*_(*)

(*7) *SU*

Tablica lokalnih postavki						Postavke instalatera u odnosu na tvornički zadane vrijednosti
Trenutačna lokacija	Vrsta postavke	Kod polja	Opis postavke	Primjenjivo kada	Raspon / korak / zadana vrijednost	Datum Vrijednost
3.1	Kr. korisnik	N/A	Iznad ove temperature na otvorenom, rad hlađenja prostora je dopušten.	Uvijek	Korak od 10~35°C:1°C 18	
3.2	Kr. korisnik	N/A	Način rada korišten tijekom centralne kontrole.	Uvijek	0: Grijanje 1: Hlađenje 2: Plan	
3.5	Kr. korisnik	N/A	Plan načina rada.	[3.2]=2: Automatski	N/A	
3.4	Napr. kr. kor.	N/A	Omogućava funkciju zaštite prostorije od smrzavanja.	Uvijek	0: Isključeno 1: Uključeno	
3.6	Instalater	[155]	Postavka koja pokazuje postoji li dodatna zona.	Uvijek	0: Ne 1: Da	
3.7	Instalater	[018]	Koristi se za izračunavanje maksimalnog prekoračenja temperature izlazne vode tijekom grijanja prostora za radijator i konvektor topilinske pumpe.	[1.11]=0: Podno grijanje ili [2.11]=0: Podno grijanje	Korak od 1~10°C:0,5°C 5	
3.7	Instalater	[017]	Koristi se za izračunavanje maksimalnog prekoračenja temperature izlazne vode tijekom grijanja prostora za podno grijanje.	[1.11]=0: Podno grijanje ili [2.11]=0: Podno grijanje	Korak od 1~7°C:0,5°C 3	
3.8	Instalater	[007]	Omogućava funkciju uprosječavanja temperature na otvorenom.	Uvijek	0: Bez prosjeka 1: 12 sata 2: 24 sata 3: 48 sata 4: 72 sata	
3.9	Instalater	[004]	Vrijednost korištena za izračunavanje maksimalnog prekoračenja temperature izlazne vode tijekom hlađenja prostora.	Uvijek	Korak od 0~10°C: 0,5°C 5	
3.11	Instalater	[014]	Apsolutna donja granica ciljne vrijednosti temperature izlazne vode tijekom hlađenja prostora na temelju dopuštenog odstupanja interne temperature jedinice Daikin Altherma.	Uvijek	Korak od 3~35°C: 0,5°C 3	
3.12	Instalater	[015]	Apsolutna gornja granica ciljne vrijednosti temperature izlazne vode tijekom grijanja prostora na temelju dopuštenog odstupanja interne temperature jedinice Daikin Altherma.	Uvijek	Korak od 20~80°C: 1°C 80	
3.13.1	Instalater	[008]	Postavka koja pokazuje je li posuda za pohranu prisutna u hidrauličkom sustavu.	Uvijek	0: Nije odspojena 1: Odspojena	
3.13.2	Instalater	[097]	Brzina crpke vanjske crpke kada se protok zahtijeva u dodatnoj zoni. Primjenjivo samo kada se koriste lokalne U/I crpke ili komplet za miješanje.	Uvijek	Korak od 0~1: 0,01 1	
3.13.3	Instalater	[096]	Brzina crpke vanjske crpke kada se protok zahtijeva u glavnoj zoni. Primjenjivo samo kada se koriste lokalne U/I crpke ili komplet za miješanje.	Uvijek	Korak od 0~1: 0,01 1	
3.13.4	Instalater	[176]	Vrijeme okretanja kompleta ventila za miješanje.	Uvijek	Korak od 20~300 sekundi: 1 sekunda 125	
3.13.5	Instalater	[099]	Postavka kojom se navodi prisutnost kompleta za miješanje u hidrauličnom sustavu.	Uvijek	0: Ne 1: Da	
3.14	Instalater	[158]	Sobni termostat je prisutan.	Uvijek	0: Ne 1: Da	
3.15	Instalater	[016]	Minimalno vrijeme u kojem će topilinska crpka ostati uključena nakon početka rada.	Uvijek	Korak od 480~1800 sekundi: 1 sekunda 540	
4 Kućna vruća voda						
4.1	Kr. korisnik	N/A	Rad kućne vruće vode UKLJ/ISKLJ/aktivira se jedno zagrijavanje.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	0: ISKLJUČENO 1: Uključeno	
4.3	Kr. korisnik	N/A	Ciljna zadana vrijednost kućne vruće vode za ručno zagrijavanje.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	Korak od 20~-[153]°C: 0,5 60	
4.4	Kr. korisnik	N/A	Ciljna zadana vrijednost kućne vruće vode za snažno zagrijavanje.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	Korak od 20~-[153]°C: 0,5 60	
4.5	Kr. korisnik	N/A	Planirana ciljna vrijednost temperature ponovnog zagrijavanja spremnika kućne vruće vode + način ponovnog zagrijavanja ili način ponovnog zagrijavanja.	[4.7]=0: Ponovno zagrijavanje ili [4.7]=1: Plan i ponovno zagrijavanje	(*3)(*4) Korak od 20~-[153]°C: 0,5 45 (*5) Korak od 20~-[153]°C: 0,5 48	
4.6	Kr. korisnik	N/A	Plan jednog zagrijavanja kućne vruće vode.	(*3) [080]=1: Jedan termistor AND [4.7]=0: Ponovno zagrijavanje ili (*4) AND [4.7]=0: Ponovno zagrijavanje	N/A	

(*1) *4V* _(*2) *9W* _

(*3) EPB* _(*4) EPV* _(*5) EPSX* _(*6) EPSXB* _

(*7) *SU*

Tablica lokalnih postavki						Postavke instalatera u odnosu na tvornički zadane vrijednosti
Trenutačna lokacija	Vrsta postavke	Kod polja	Opis postavke	Primjenjivo kada	Raspon / korak / zadana vrijednost	Datum Vrijednost
4.7	Kr. korisnik	N/A	Postavka načina zagrijavanja kućne vruće vode.	(*3) AND [080]=1: Jedan termistor OR (*4)	0: Ponovno zagrijavanje 1: Plan + ponovno zagrijavanje 2: Planirano	
4.9	Instalater	N/A	Resetiraj neispravnost dezinfekcije.	Uvijek	0: Ne 1: Da	
4.10	Instalater	[074]	Minimalno vrijeme u kojem temperatura spremnika mora biti viša od ciljne temperature dezinfekcije spremnika prije nego što se dezinfekcija smatra uspješnom.	(*3) [080]=1: Jedan termistor	(*3) Korak od 300~3600 sekundi: 1 sekunda 3600 (*4)(*5) Korak od 2400~3600 sekundi: 1 sekunda 2400	
4.10	Instalater	[151]	Vrijeme početka postupka dezinfekcije Ono treba biti postavljeno kao kolичina minuta koje održavaju od 00:00 (u minutama).	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	Korak od 0~1439 minuta: 1 minuta 60	
4.10	Instalater	[152]	Omogući izvršavanje postupka dezinfekcije na dnevnoj osnovi.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	0: ISKLJUČENO 1: Uključeno	
4.10	Instalater	[150]	Dan za dezinfekciju spremnika kućne vruće vode (kada nisu odabrani svi dani).	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	Korak 1~7: 5	
4.10	Instalater	[073]	Ciljna temperatura spremnika kućne vruće vode.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	(*3) Korak od 55~[153]°C: 0,5°C 60 (*4)(*5) Korak od 60~[153]°C: 0,5°C 65	
4.11	Instalater	[153]	Maksimalna dopuštena zadana vrijednost spremnika kućne vruće vode.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	(*3) [080]=1: Jedan termistor AND [098]=0: EKHWS/E 150 I / 1: EKHWS/E 180 I / 6: mala zavojnica 3. strane Korak od 40~60°C: 0,5°C 60 (*3) [080]=1: Jedan termistor AND [098]=5: EKHWP/HYC s rezervnim grijačem Korak od 40~80°C: 0,5°C 75 (*3) [080]=1: Jedan termistor AND [098]=2: EKHWS/E 200 I / 3: EKHWS/E 250 I / 4: EKHWS/E 300 I / 7: velika zavojnica 3. strane Korak od 40~75°C: 0,5°C 75 (*4) Korak od 40~65°C: 0,5°C 65 (*5) Korak od 40~75°C: 0,5°C 75°C (*7) Korak od 40~60°C: 0,5°C 60°C	
4.12.1	Kr. korisnik	N/A	Histeriza ponovnoga zagrijavanja za gubitke topline kućne vruće vode.	(*3) [080]=1: Jedan termistor AND [4.7]=2: Planirano ili (*4) AND [4.7]=2: Planirano ili (*5)	Korak od 1~40°C: 0,5°C 6	
4.13	Instalater	[149]	Točka prebacivanja, na temelju temperature spremnika, kada se kotao smatra najučinkovitijim izvorom topline.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	0: Ništa 1: Trenutačno dostupna vruća voda 2: Dezinfekcija 3: Oboje	
4.14.1	Instalater	[173]	Odobir toplinskog kapaciteta dodatnog grijača.	(*3) [080]=1: Jedan termistor	Korak od 1~4 kW: 0,01 kW 3	
4.14.3	Instalater	[070]	Vremenski programator kašnjenja aktiviranja dodatnog izvora topline kada je toplinska crpka glavni izvor tijekom operacije zagrijavanja.	(*3) [080]=1: Jedan termistor	Korak od 0~5700 sekundi: 300 sekundi 1200	
4.14.4	Instalater	[064]	Odstupanje dodano na zadano ciljnu temperaturu spremnika u slučaju da je rezervni grijač jedini dostupan izvor topline tijekom zagrijavanja spremnika.	(*3) [080]=1: Jedan termistor	Korak od 0~20°C: 0,5 5	

(*1) *4V*_(*) *9W*_-

(*3) EPB*_(*) EPV*_(*) EPSX*_(*) EPSB*_-

(*7) *SU*

Tablica lokalnih postavki						Postavke instalatera u odnosu na tvornički zadane vrijednosti	
Trenutačna lokacija	Vrsta postavke	Kod polja	Opis postavke	Primjenjivo kada	Raspon / korak / zadana vrijednost	Datum	Vrijednost
4.16	Kr. korisnik	N/A	Dodatavnim izvoru topline dopušteno je zagrijavati spremnik kada topilska crpka radi u grijanju/hladenju prostora.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili [078]=1: Da	0: ISKLJUČENO 1: Uključeno		
4.17	Kr. korisnik	N/A	Dodatavnim izvoru topline odmah je dopušteno asistirati topilskoj pumpi tijekom rada zagrijavanja spremnika.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili [078]=1: Da	0: ISKLJUČENO 1: Uključeno		
4.18	Instalater	[072]	Omogućava funkciju dezinfekcije.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	(*3) 1: UKLJUČENO (*4) 1: UKLJUČENO (*5) 0: ISKLJUČENO		
4.19	Napr. kr. kor.	N/A	Ponovno se zagrijte na temperaturu aktiviranja spremnika kućne vruće vode da biste osigurali da u spremniku ima dovoljno energije. Ova postavka optimizirana je za dovoljnu ugodu.	(*3) [080]=1: Jedan termistor AND [4.7]=2: Planirano ili (*4) AND [4.7]=2: Planirano ili (*5) AND [4.7]=2: Planirano	(*3) Korak od 10~85°C: 0,5 38 (*4) Korak od 10~85°C: 0,5 38 (*5) Korak od 10~85°C: 0,5 40		
4.23	Instalater	[064]	Odstupanje dodano na zadatu ciljnu temperaturu spremnika u slučaju da je rezervni grijač jedini dostupan izvor topline tijekom zagrijavanja spremnika.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili [078]=1: Da	Korak od 0~20°C: 0,5 5		
4.24	Kr. korisnik	N/A	Omogućava promjenu zadane vrijednosti ponovnog zagrijavanja kućne vruće vode u skladu s planom.	(*5)	0: ISKLJUČENO 1: Uključeno		
4.25	Kr. korisnik	N/A	Plan ponovnog zagrijavanja.	(*5)	Korak od 20~[153]°C: 0,5 45		
4.26	Kr. korisnik	N/A	Plan crpke kućne vruće vode.	(*3) [080]=1: Jedan termistor AND [149]=1 ili 3: Trenutačno dostupna vruća voda ili oboje ili (*4) [149]=1 ili 3: Trenutačno dostupna vruća voda ili oboje ili (*5)	N/A		
5 Postavke							
5.1	instalater	N/A	Započni prirudno odmrzavanje.	Uvijek	N/A		
5.2	Kr. korisnik	N/A	Korisnik tihog načina rada.	Uvijek	0: ISKLJUČENO 1: Automatski 2: Ručno		
5.2.1	Kr. korisnik	N/A	Korisnik tihe razine.	Uvijek	0: Isključeno 1: Tiho 2: Tiši način rada 3: Najtiši način rada		
5.2.2	Napr. kr. kor.		Plan tihe razine za korisnika.	Uvijek	N/A		
5.2.9	Instalater	[138]	Instalater odbija korisnički definirano vrijeme da bi se prebacio s Noći na Dan tijekom tihog načina rada.	Uvijek	Korak od 0~1439 minuta: 1 minuta 360		
5.2.10	Instalater	[136]	Instalater odbija korisnički definiranu razinu tišine tijekom razdoblja „Dan“.	Uvijek	0: ISKLJUČENO 1: Tihi način rada 2: Tiši način rada 3: Najtiši način rada		
5.2.11	Instalater	[139]	Instalater odbija korisnički definirano vrijeme da bi se prebacio s Dana na Noć tijekom tihog načina rada.	Uvijek	Korak od 0~1439 minuta: 1 minuta 1320		
5.2.12	Instalater	[137]	Instalater odbija korisnički definirano razinu tišine tijekom razdoblja „Noć“.	Uvijek	0: ISKLJUČENO 1: Tihi način rada 2: Tiši 3: Najtiše		
5.3	Kr. korisnik	N/A	Vrijeme/datum	Uvijek	N/A		
5.3	Kr. korisnik	N/A	Ljetno računanje vremena.	Uvijek	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
5.3	Kr. korisnik	N/A	Vrsta sata.	Uvijek	0: 12 h 1: 24 h		
5.4	Kr. korisnik	N/A	Trenutačne lokacije.	Uvijek	0: ISKLJUČENO 1: Uključeno		
5.5	Instalater	[083]	Postavka za biranje vrste mrežnog priključka jedinice topilske crpke	Uvijek	0: Jednofazno 1: Trofazna zvijezda 2: Trofazna delta		
5.5	Instalater	[154]	Postavka koja navodi je li osigurač rezervnog grijača u električnom ormariću veći od 10 A.	Uvijek	0: Ne 1: Da		

Tablica lokalnih postavki

Trenutačna lokacija	Vrsta postavke	Kod polja	Opis postavke	Primjenjivo kada	Raspon / korak / zadana vrijednost	Datum	Vrijednost
5.5	Instalater	[092]	Maksimalni kapacitet rezervnog grijачa.	Uvijek	(*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: korak: 0,5 kW 6 [083]=2: 2~4 kW: korak: 0,5 kW 4 [083]=1 i [154]=0: 2~4 kW: korak: 0,5 kW 4 [083]=1 i [154]=1: 2~9 kW: korak: 0,5 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: korak: 0,5 kW 4,5		
5.6.1	Napr. kr. kor.	N/A	Postavka za omogućavanje logičkog sklopa ravnoteže (nedostatak kapaciteta).	Uvijek	0: Nikada 1: Uvijek 2: Ispod ravnoteže		
5.6.2	Napr. kr. kor.	N/A	Prag temperature na otvorenom za omogućavanje potencijalnog nedostatka kapaciteta. Ispod ove temperature na otvorenom, nedostatak kapaciteta bit će moguć.	Uvijek	Korak od -15~35°C: 1°C 0		
5.7	Instalater	N/A	Pregled lokalnih postavki.	Uvijek	N/A		
5.8	certificirani instalater	N/A	Unesite kod instalatera koji je generirala aplikacija e-Care.	Uvijek	N/A		
5.9	Kr. korisnik	N/A	Zemlja.	Uvijek	0: Albanija / 1: Austrija 2: Belgija / 3: Bosna 4: Bugarska / 5: Hrvatska 6: Cipar / 7: Republika Češka 8: Danska / 9: Estonija 10: Finska / 11: Francuska 12: Njemačka / 13: Grčka 14: Madarska / 15: Island 16: Irska / 17: Turska 18: Italija / 19: Latvija 20: Lichtenštajn / 21: Litva 22: Luksemburg / 23: Makedonija 24: Malta / 25: Moldavija 26: Crna Gora / 27: Nizozemska 28: Norveška / 29: Poljska 30: Portugal / 31: Rumunjska 32: Srbija / 33: Slovačka 34: Slovenija / 35: Španjolska 36: Švedska / 37: Ujedinjena Kraljevina 38: Švicarska		
5.9	Kr. korisnik	N/A	Jezik.	Uvijek	0: Albanski / 1: Bjeloruski 2: Bosanski / 3: Bugarski 4: Hrvatski / 5: Češki 6: Danski / 7: Nizozemski 8: Engleski / 9: Estonski 10: Finski / 11: Francuski 12: Njemački / 13: Grčki 14: Madarski / 15: Talijanski 16: Latvijski / 17: Litavski 18: Makedonski / 19: Norveški 20: Poljski / 21: Portugalski 22: Rumunjski / 23: Ruski 24: Srpski / 25: Slovački 26: Slovenski / 27: Španjolski 28: Švedski / 29: Turski 30: Ukrajinski		
5.12	Kr. korisnik	N/A	Raspored tipkovnice.	Uvijek	0: QWERTY 1: AZERTY		
5.13	Kr. korisnik	N/A	Korisnička postavka za omogućavanje naprednijih postavki.	Uvijek	0: Ne 1: Da		
5.14.2	Instalater	[023]	Gornja granica temperature na otvorenom točke prebacivanja s toplinske crpke na bivalentnu/kotao spremnika.	[093]=1: Da ili [078]=1: Da	maks.([024]+2; -25)~korak od 25°C:1°C 5		
5.14.2	Instalater	[024]	Donja granica temperature na otvorenom točke prebacivanja s toplinske crpke na bivalentnu/kotao spremnika.	[093]=1: Da ili [078]=1: Da	Korak od -25~25°C:1°C 0		
5.14.4	Instalater	[021]	Histeriza temperature na otvorenom za prebacivanje s toplinske crpke na bivalentnu/kotao spremnika.	[093]=1: Da ili [078]=1: Da	Korak od 2~10°C :1°C 3		
5.14.6	Instalater	[025]	Minimalno vrijeme u kojem bivalentna crpka kotla u grijanju prostora ostaje uključena nakon što je zahtjev nestao.	[093] =1: Da	Korak od 0~1500 sekundi: 1 sekunda 600		
5.14.9	Instalater	[002]	Omogućava proaktivno ugrijavanje spremnika kućne vruće vode da bi se dopustilo odmrzavanje spremnika.	[078]=1: Da	0: ISKLJUČENO 1: Uključeno		
5.17	Kr. korisnik	N/A	Prikazuje osvjetljenje zaslona.	Uvijek	Korak od 30~100%: 1% 70		
5.18	Instalater	N/A	Ponovno pokretanje sustava.	Uvijek	N/A		
5.22	Instalater	[175]	Odstupanje na vanjskom senzoru temperature na otvorenom.	[13]=1: Vanjski senzor za otvoren prostor	Korak od -5~5°C: 0,5°C 0		
5.23	Kr. korisnik	N/A	Odabir načina rada za hitne slučajeve.	Uvijek	0: Ručno 1: Automatski 2: Automatsko grijanje prostora je smanjeno + KVV uključena 3: Automatsko grijanje prostora je smanjeno + KVV isključena 4: Automatsko grijanje prostora je normalno + KVV uključeno		

(*1) *4V*_(*) *9W*_-

(*3) EPB*_(*) EPV*_(*) EPSX*_(*) EPSXB*_-

(*7) *SU*

Trenutačna lokacija	Vrsta postavke	Kod polja	Opis postavke	Primjenjivo kada	Raspon / korak / zadana vrijednost	Datum	Vrijednost
5.25.1	Instalater	[040]	Postavljanje načina odziva potrošnje.	Uvijek	0: Ništa 1: Tarifa toplinske crpke 2: Spremni kontakti pametne mreže 3: Kontakt pametnog mjeraca		
5.25.2	Instalater	[037]	Postavka koja dopušta drugom izvoru topline da preuzeme rad grijanja prostora tijekom načina rada sa zahtjevom odziva = prinudno isključivanje.	[040]=1: Tarifa toplinske crpke ili [040]=2: Spremni kontakti pametne mreže	0: Nema preuzimanja 1: Preuzimanje fosilnih goriva ([093]=1: Da ili [078]=1: Da) 2: Preuzimanje grijaca		
5.25.3	Instalater	[071]	Dopušta da drugi izvor topline preuzme rad zagrijavanja spremnika tijekom načina s odzivom potrošnje = prinudno isključivanje.	[040]=1: Tarifa toplinske crpke ili [040]=2: Spremni kontakti pametne mreže	0: Nema preuzimanja 1: Preuzimanje fosilnih goriva ([093]=1: Da ili [078]=1: Da) 2: Preuzimanje grijaca 3: Samo preuzimanje rezervnog grijaca		
5.25.4	Instalater	[036]	Pohranjivanje je dopušteno tijekom grijanja prostora.	[040]=2: Spremni kontakti pametne mreže	0: Isključeno 1: Uključeno		
5.25.5	Instalater	[038]	Električnim izvorima topline dopušteno je raditi tijekom pohrane grijanja prostora.	[040]=2: Spremni kontakti pametne mreže	0: Ne 1: Da		
5.25.6	Instalater	[039]	Električnim izvorima topline dopušteno je raditi tijekom pohrane u spremnik.	[040]=2: Spremni kontakti pametne mreže	0: Ne 1: Da		
5.25.7	Instalater	[135]	Primjenjivo ograničenje snage tijekom kontakta pametnog mjeraca odziva potrošnje.	[040]=3: Kontakt pametnog mjeraca	Korak od 4,2~10 kW: 0,1 kW 4.2		
5.26	Kr. korisnik	N/A	Prikaži vremenski programator neaktivnosti.	Uvijek	0: Isključeno 1: Uključeno		
5.27.1	Napr. kr. kor.	N/A	Omogućava način rada za godišnji odmor.	Uvijek	0: Ne 1: Da		
5.27.2	Napr. kr. kor.	N/A	Razdoblje godišnjeg odmora.	Uvijek	N/A		
5.28.1	Instalater	[140]	Omogući funkcionalnost prioriteta grijanja prostora.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	0: Ne 1: Da		
5.28.2	Instalater	[019]	Ispod ove temperature na otvorenom, aktivirana je funkcija prioriteta grijanja prostora (ako je omogućena).	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	Korak od -15~35°C:1°C 0		
5.28.2	Instalater	[020]	Temperatura na otvorenom pri kojoj je vremenski programator hlađenja prostora na svojoj maksimalnoj vrijednosti.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	Korak od 20~50°C:1°C 35		
5.28.3	Instalater	[131]	Vrijeme koje je toplinska crpka rezervirala za rad grijanja prostora tijekom balansiranja. Balansiranje = simultani zahtjevi za grijanje prostora i zagrijavanje spremnika.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	Korak od 0~36000 sekundi: 60 sekundi 3600		
5.28.4	Instalater	[132]	Vrijeme koje je toplinska crpka rezervirala za rad hlađenja prostora tijekom balansiranja. Balansiranje = simultani zahtjevi za hlađenje prostora i zagrijavanje spremnika.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	Korak od 0~36000 sekundi: 60 sekundi 3600		
5.28.5	Instalater	[133]	Vrijeme koje je toplinska crpka rezervirala za rad zagrijavanja spremnika tijekom balansiranja (donja granica). Balansiranje = simultani zahtjevi za grijanje/hlađenje prostora i zagrijavanje spremnika.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	Korak od 900~18000 sekundi: 60 sekundi 2700		
5.28.5	Instalater	[134]	Vrijeme koje je toplinska crpka rezervirala za rad zagrijavanja spremnika tijekom balansiranja (gornja granica). Balansiranje = simultani zahtjevi za grijanje/hlađenje prostora i zagrijavanje spremnika.	(*3) [080]=1: Jedan termistor ili (*4) ili (*5)	Korak od 900~18000 sekundi: 60 sekundi 7500		
5.29	Instalater	N/A	Način rada s nadoknadom rashladnog sredstva.	Uvijek	N/A		
5.30	Kr. korisnik	N/A	Priznavanje hitnog slučaja.	Samo u slučaju da postoji zahtjev za slučaj nužde.	N/A		
5.31	Napr. kr. kor.	N/A	Omogućava podršku za spremnik tijekom odmrzavanja zbog kompenzacije za zahtjev grijanja prostora.	(*5)	0: Onemogućeno 1: Optimizirano 2: Neprestano		
5.32	Instalater	[078]	Postavka koja pokazuje kada je kotao spremnika prisutan i kada može postati aktivan	(*6) [093]=0: Ne	0: Ne 1: Da		
5.33	Instalater	[012]	Omogućuje da kotao spremnika postane glavni izvor topline tijekom grijanja prostora.	(*6)	0: Isključeno 1: Uključeno		
5.34	Instalater	[011]	Maksimalni toplinski kapacitet kojeg je moguće isporučiti u krugu grijanja prostora putem spremnika kućne vruće	(*5)	Korak od 4~35 kW: 1 kW 20		
5.36	Instalater	[005]	Postavka načina rada sa sprečavanjem smrzavanja cijevi.		0: Onemogućeno 1: Neprestano		
5.37	Instalater	[093]	Dodatajni komplet kotla za grijanje prostora je instaliran i dopušteno mu je da radi.	[078]=0: Ne	0: Ne 1: Da		
5.38	Kr. korisnik	N/A	Omogućava da spremnik kućne vruće vodi podnesne razine grijanja prostora dodavanjem kapaciteta kruga grijanja prostora.	(*5)	(*5) 0: ISKLJUČENO (*6) 1: UKLJUČENO		

7 Način održavanja

(*1) *4V* _(*2) *9W* _

(*3) EPB* _(*4) EPV* _(*5) EPSX* _(*6) EPSXB* _

(*7) *SU*

Tablica lokalnih postavki						Postavke instalatera u odnosu na tvornički zadane vrijednosti
Trenutačna lokacija	Vrsta postavke	Kod polja	Opis postavke	Primjenjivo kada	Raspon / korak / zadana vrijednost	Datum Vrijednost
7.7.1	Instalater	[030]	Ciljna vrijednost Delta T tijekom probnog rada grijanja prostora.	Uvijek	Korak od 2~20°C: 0,5°C 5	
7.7.2	Instalater	[031]	Ciljna vrijednost izlazne vode tijekom probnog rada grijanja prostora.	Uvijek	Korak od 5~71°C: 1°C 35	
7.7.3	Instalater	[032]	Prebrisana sobna temperatura korištena tijekom probnog rada grijanja prostora.	Uvijek	Korak od 5~30°C: 0,5°C 20	
7.7.4	Instalater	[033]	Ciljna vrijednost Delta T tijekom probnog rada hlađenja prostora.	Uvijek	Korak od 2~10°C: 0,5°C 5	
7.7.5	Instalater	[034]	Ciljna vrijednost izlazne vode tijekom probnog rada hlađenja prostora.	Uvijek	Korak od 5~30°C: 1°C 15	
7.7.6	Instalater	[035]	Prebrisana sobna temperatura korištena tijekom probnog rada hlađenja prostora.	Uvijek	Korak od 5~30°C: 0,5°C 20	
7.7.7	Instalater	[077]	Ciljna temperatura spremnika tijekom probnog rada zagrijavanja spremnika.	Uvijek	Korak od 20~85°C: 0,5°C 50	
7.7.8	Instalater	[094]	Ciljna vrijednost modulacije širine impulsa crpke (niška). Koristi se samo tijekom probnog rada	Uvijek	Korak od 0,1~1: 0,1 1	
7.7.8	Instalater	[095]	Ciljna vrijednost modulacije širine impulsa crpke (visoka). Koristi se samo tijekom probnog rada aktuatora i propuhivanja zraka.	Uvijek	Korak od 0,1~1: 0,1 0,5	
7.7.9	Instalater	[145]	Ciljna temperatura spremnika tijekom probnog rada dodatnog grijaća.	(*3) [080]=1: Jedan termistor	Korak od 25~60°C: 0,5°C 50	
8 Povezivost						
8.1	Kr. korisnik	N/A	IP postavke.	Uvijek	N/A	
8.2.1 - 8.2.12	Ne	N/A	Status povezivanja različitih vanjskih komponenti (hidro, rezervni grijać, ...).	Uvijek	Ovisno o komponenti.	
8.3.1	Kr. korisnik	N/A	Postavka prisutnog bežičnog pristupnika (WLAN hardverski ključ).	Uvijek	0: Ne 1: Da	
8.3.2	Kr. korisnik	N/A	Omogućava AP način rada zbog povezivanja DX WLAN mreže na lokalnu kućnu mrežu.	[8.2.9]=1: Povezano (A DX WLAN hardverski ključ treba biti povezan s jedinicom)	0: Onemogući 1: Omogući 2: U tijeku	
8.3.3	Kr. korisnik	N/A	Ponovno pokrenite bežični pristupnik.	[8.2.9]=1: Povezano (A DX WLAN hardverski ključ treba biti povezan s jedinicom)	0: Ostaje 1: Resetiraj	
8.3.4	Kr. korisnik	N/A	Omogućava WPS funkciju bežičnog pristupnika.	[8.2.9]=1: Povezano (A DX WLAN hardverski ključ treba biti povezan s jedinicom)	0: Onemogući 1: Omogući 2: U tijeku	
8.3.5	Kr. korisnik	N/A	Ukloni bežični pristupnik iz oblaka.	[8.2.9]=1: Povezano (A DX WLAN hardverski ključ treba biti povezan s jedinicom)	0: Ne 1: Da 2: U tijeku	
8.5.1	Kr. korisnik	N/A	Omogući Daikin Home Controls.	Uvijek	0: ISKLJUČENO 1: Uključeno	
8.5.2	Kr. korisnik	N/A	Postavka prisutnosti odvladivača (nakon što je instaliran).	Uvijek	0: ISKLJUČENO 1: Uključeno	
8.5.3	Kr. korisnik	N/A	Postavka prisutnosti senzora rosišta (nakon što je instaliran).	[8.5.2]=1 : Uključeno	0: Ne 1: Normalno otvoreno 2: Normalno zatvoreno	
8.5.4	Kr. korisnik	N/A	Granica vlage.	[8.5.2]=1 : Uključeno	Korak od 40~80%: 1% 55	
8.5.5	Kr. korisnik	N/A	Granica vlage kada senzor rosišta nije instaliran.	[8.5.2]=1 : Uključeno AND [8.5.3]=0 : Ne	Korak od 41~80%: 1% 70	
8.6	Ne	N/A	Zahtjev za sigurnim uklanjanjem USB uređaja prije vodenja USB uređaja.	Kada se aktivno koristi jedan ili više USB priključaka.	0: Ne 1: Da	
9 Energija						
9.1	Napr. kr. kor.	N/A	Fiksna cijena struje koju je izabralo korisnik kada se cijena struje ne mijenja putem rasporeda.	[9.3]=0: Isključeno	Korak od 1~5000 eurocenti/kWh: 1 cent 15	
9.2	Napr. kr. kor.	N/A	Osnovna cijena električne energije.	[9.3]=1: Uključeno	Korak od 1~5000 eurocenti/kWh: 1 cent 5	
9.3	Napr. kr. kor.	N/A	Omogućuje da se cijena struje mijenja u skladu s planom.	[093]=1: Da ili [078]=1: Da	0: ISKLJUČENO 1: Uključeno	
9.4	Kr. korisnik	N/A	Plan cijene struje.	[9.3]=1: Uključeno	N/A	
9.5	Napr. kr. kor.	N/A	Cijena fosilnih goriva.	[093]=1: Da ili [078]=1: Da	Korak od 1~5000 eurocenti/kWh: 1 cent 10	
9.11	Instalater	[026]	Učinkovitost kotla.	[093]=1: Da ili [078]=1: Da	Korak od 0,1~1: 0,01 0,9	
9.12	Instalater	[141]	Ciljni COP korišten u kalkulaciji učinkovitosti kotla spremnika.	[093]=1: Da ili [078]=1: Da	Korak od 0~6: 0,1 2,5	
9.13	Napr. kr. kor.	N/A	Omogućava da se točka prebacivanja između toplinske i bivalentne crpke temelji na kalkulaciji koeficijenta COP uvezši u obzir trenutnu cijenu energije.	[093]=1: Da ili [078]=1: Da	0: Ne 1: Da	
10 Čarobnjak konfiguracije						

(*1) *4V*_(*) *9W*

(*3) EPB*_(*) EPV*_(*) EPSX*_(*) EPSXB*_-

(*7) *SU*

Tablica lokalnih postavki						Postavke instalatera u odnosu na tvornički zadane vrijednosti	
Trenutačna lokacija	Vrsta postavke	Kod polja	Opis postavke	Primjenjivo kada	Raspon / korak / zadana vrijednost	Datum	Vrijednost
10.1	Kr. korisnik	N/A	Zemlja.	Uvijek	0: Albanija / 1: Austrija 2: Belgija / 3: Bosna 4: Bugarska / 5: Hrvatska 6: Cipar / 7: Republika Češka 8: Danska / 9: Estonija 10: Finska / 11: Francuska 12: Njemačka / 13: Grčka 14: Mađarska / 15: Island 16: Irska / 17: Turska 18: Italija / 19: Latvija 20: Lihtenštajn / 21: Litva 22: Luksemburg / 23: Makedonija 24: Malta / 25: Moldavija 26: Crna Gora / 27: Nizozemska 28: Norveška / 29: Poljska 30: Portugal / 31: Rumunjska 32: Srbija / 33: Slovačka 34: Slovenija / 35: Španjolska 36: Švedska / 37: Ujedinjena Kraljevina 38: Švicarska		
10.1	Kr. korisnik	N/A	Jezik.	Uvijek	0: Albanski / 1: Bjeloruski 2: Bosanski / 3: Bugarski 4: Hrvatski / 5: Češki 6: Danski / 7: Nizozemska 8: Engleski / 9: Estonski 10: Finski / 11: Francuski 12: Njemački / 13: Grčki 14: Mađarski / 15: Talijanski 16: Latvijski / 17: Litavski 18: Makedonski / 19: Norveški 20: Poljski / 21: Portugalski 22: Rumunjski / 23: Ruski 24: Srpski / 25: Slovački 26: Slovenski / 27: Španjolski 28: Švedski / 29: Turski 30: Ukrainski		
10.3	Kr. korisnik	N/A	Vrijeme/datum	Uvijek	N/A		
10.3	Kr. korisnik	N/A	Ljetno računanje vremena.	Uvijek	0: Onemogućeno 1: Omogućeno		
10.4	Instalater	[098]	Odabir neintegriranog spremnika kućne vruće vode spojenog na zidnu jedinicu.	(*3) [080]=1: Jedan termistor	0: EKHWS/E 150 I 1: EKHWS/E 180 I 2: EKHWS/E 200 I 3: EKHWS/E 250 I 4: EKHWS/E 300 I 5: EKHW/HYC s dodatnim grijačem 6: mala zavojnica 3. strane 7: velika zavojnica 3. strane		
10.4	Instalater	[155]	Postavka koja pokazuje postoji li dodatna zona.	Uvijek	0: Ne 1: Da		
10.4	Instalater	[080]	Ova postavka pokazuje postoji li spojen spremnik.	(*3)	0: Ništa 1: Jedan termistor		
10.4	Instalater	[093]	Dodatni komplet kotla za grijanje prostora je instaliran i dopušteno mu je da radi.	[078]=0: Ne	0: Ne 1: Da		
10.6	Instalater	[012]	Omogućuje da kotao spremnika postane glavni izvor topline tijekom grijanja	(*6)	0: Isključeno 1: Uključeno		
10.6	Instalater	[078]	Postavka koja pokazuje kada je kotao spremnika prisutan i kada može postati aktivan	(*6) [093]=0: Ne	0: Ne 1: Da		
10.6	Instalater	[011]	Maksimalni toplinski kapacitet kojeg je moguće isporučiti u krugu grijanja prostora putem spremnika kućne vruće vode tijekom podrške spremnika.	(*6)	Korak od 4~35 kW: 1 kW 20		
10.7	Kr. korisnik	N/A	Odabir načina rada za hitne slučajeve.	Uvijek	0: Ručno 1: Automatski 2: Automatsko grijanje prostora je smanjeno + KVV isključena 3: Automatsko grijanje prostora je smanjeno + KVV isključena 4: Automatsko grijanje prostora je normalno + KVV isključena		
10.8	Instalater	[083]	Postavka za biranje vrste mrežnog priključka jedinice toplinske crpke	Uvijek	0: Jednofazno 1: Trofazna zvezdza 2: Trofazna delta		
10.8	Instalater	[154]	Postavka koja navodi je li osigurač rezervnog grijača u električnom ormariću veći od 10 A.	Uvijek	0: Ne 1: Da		
10.8	Instalater	[092]	Maksimalni kapacitet rezervnog grijača.	Uvijek	(*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: korak: 0,5 kW 6 [083]=2 2~4 kW: korak: 0,5 kW 4 [083]=1 i [154]=0 2~4 kW: korak: 0,5 kW 4 [083]=1 i [154]=1 2~9 kW: korak: 0,5 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: korak: 0,5 kW 4,5		
10.9	Kr. korisnik	N/A	Odabir vrste odašiljača topline u glavnoj zoni.	Uvijek	0: Podno grijanje 1: Konvektor toplinske crpke 2: Radijator		

(*1) *4V* _(*2) *9W* _

(*3) EPB* _(*4) EPV* _(*5) EPSX* _(*6) EPSXB* _

(*7) *SU*

Tablica lokalnih postavki						Postavke instalatera u odnosu na tvornički zadane vrijednosti
Trenutačna lokacija	Vrsta postavke	Kod polja	Opis postavke	Primjenjivo kada	Raspon / korak / zadana vrijednost	Datum Vrijednost
10.9	Instalater	[041]	Način rada s termostatom u glavnoj zoni.	Uvijek	0: Izlazna voda 1: Vanjska prostorija 2: Prostorija	
10.10	Napr. kr. kor.	N/A	Upravljački način za izlaznu vodu tijekom grijanja prostora u glavnoj zoni.	Uvijek	0: Fiksno 1: Ovisno o vremenskim prilikama	
10.10	Napr. kr. kor.	N/A	Upravljački način rada za izlaznu vodu tijekom hlađenja prostora u glavnoj zoni.	[10.9]=0: Podno grijanje ili [10.9]=1: Podno grijanje	0: Fiksno 1: Ovisno o vremenskim prilikama	
10.11	Kr. korisnik	N/A	Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama temperature izlazne vode za grijanje prostora u glavnoj zoni.	[10.10]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	Raspon u okolini: Korak od -40~25°C: 1°C Raspon temperature izlazne vode: Korak od [054]~[053]°C: 1°C	
10.12	Kr. korisnik	N/A	Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama temperature izlazne vode za hlađenje prostora u glavnoj zoni.	[10.10]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	Raspon u okolini: Korak od 10~43°C: 1°C Raspon temperature izlazne vode: Korak od [056]~[055]°C: 1°C	
10.13	Instalater	[057]	Način rada s termostatom u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	[41]=0: Izlazna voda 0: Izlazna voda [41]≠0: Izlazna voda 1: Vanjska prostorija	
10.13	Kr. korisnik	N/A	Odabir odašiljača topline u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	0: Podno grijanje 1: Konvektor toplinske crpke 2: Radijator	
10.14	Napr. kr. kor.	N/A	Ciljni način rada tijekom grijanja prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da	0: Fiksno 1: Ovisno o vremenskim prilikama	
10.14	Napr. kr. kor.	N/A	Ciljni način rada tijekom hlađenja prostora u dodatnoj zoni.	[155]=1: Da AND [10.13]=0: Podno grijanje ili [10.13]=1: Konvektor toplinske crpke	0: Fiksno 1: Ovisno o vremenskim prilikama	
10.15	Kr. korisnik	N/A	Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama temperature izlazne vode za grijanje prostora u dodatnoj zoni (granice temperature izlazne vode).	[155]=1: Da AND [10.14]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	Raspon u okolini: Korak od -40~25°C: 1°C Raspon temperature izlazne vode: Korak od [061]~[060]°C: 1°C	
10.16	Kr. korisnik	N/A	Krivulja za rad ovisan o vremenskim prilikama temperature izlazne vode za hlađenje prostora u dodatnoj zoni (granice temperature izlazne vode).	[155]=1: Da AND [10.14]=1: Ovisno o vremenskim prilikama	Raspon u okolini: Korak od 10~43°C: 1°C Raspon temperature izlazne vode: Korak od [063]~[062]°C: 1°C	
10.17	Kr. korisnik	N/A	Postavka načina zagrijavanja kućne vrucne vode.	(*3) AND [080]=1: Jedan termistor OR (*4)	0: Ponovno zagrijavanje 1: Plan + ponovno zagrijavanje 2: Planirano	
10.18	Kr. korisnik	N/A	Planirana ciljna vrijednost temperature ponovnog zagrijavanja spremnika kućne vrucne vode + način ponovnog zagrijavanja ili način ponovnog zagrijavanja.	[4.7]=0: Ponovno zagrijavanje ili [4.7]=1: Plan i ponovno zagrijavanje	(*3)(*4) Korak od 20~[153]°C: 0,5 45 (*5) Korak od 20~[153]°C: 0,5 48	
10.18	Kr. korisnik	N/A	Histeriza ponovnoga zagrijavanja za gubitke topline kućne vrucne vode.	(*3) [080]=1: Jedan termistor AND [4.7]≠2: Planirano ili (*4) AND [4.7]≠2: Planirano ili (*5) AND [4.7]≠2: Planirano	Korak od 1~40°C: 0,5°C 6	
12 Čarobnjak konfiguracije						
12.1	Kr. korisnik	N/A	Omogućava dodirni pokazivač na ekranu.	Uvijek	0: ISKLJUČENO 1: Uključeno	
12.2	Kr. korisnik	N/A	Preglednik senzora.	Uvijek	N/A	
12.3	Kr. korisnik	N/A	Test dodirnog ekrana, nacrtajte linije na ekranu.	Uvijek	N/A	
13 Lokalni UI						
13.1 / 13.2 / 13.5	Instalater	[100]	(*3)(*4): Terminal X42M 9-10-11 (*5): Terminal X43M 7-8-9	0: Nije povezan 1 Zaporni ventil glavne zone 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 4: Vanjski izvor topline 6: Način hlađenja/grijanja 7: Signal uključene KVV (*4)(*5) 8: 3-putni ventil (*3) 9: Bivalentni mimovodni ventil 10: Crpka KVV 11: Sekundarna crpka T/H 12: Vanj. glavna crpka T/H 13: Vanj. dod. crpka T/H	0: Nije povezan 1 Zaporni ventil glavne zone 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 4: Vanjski izvor topline 6: Način hlađenja/grijanja 7: Signal uključene KVV 8: 3-putni ventil 9: Bivalentni mimovodni ventil 10: Crpka KVV 11: Sekundarna crpka T/H 12: Vanj. glavna crpka T/H 13: Vanj. dod. crpka T/H	
13.2 / 13.3 / 13.4	Instalater	[101]	(*4): Terminal X42M 25-26 (*3): Terminal X43M 7-8 (*5): Terminal X42M 13-14	0: Nije povezan 1 Zaporni ventil glavne zone 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 4: Vanjski izvor topline 6: Način hlađenja/grijanja 7: Signal uključene KVV (*4)(*5) 9: Bivalentni mimovodni ventil 10: Crpka KVV 11: Sekundarna crpka T/H 12: Vanj. glavna crpka T/H 13: Vanj. dod. crpka T/H	0: Nije povezan 1 Zaporni ventil glavne zone 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 4: Vanjski izvor topline 6: Način hlađenja/grijanja 7: Signal uključene KVV 9: Bivalentni mimovodni ventil 10: Crpka KVV 11: Sekundarna crpka T/H 12: Vanj. glavna crpka T/H 13: Vanj. dod. crpka T/H	

(*1) *4V*_(*) *9W*

(*3) EPB*_(*) EPV*_(*) EPSX*_(*) EPSKB*

(*7) *SU*

Tablica lokalnih postavki						Postavke instalatera u odnosu na tvornički zadane vrijednosti
Trenutačna lokacija	Vrsta postavke	Kod polja	Opis postavke	Primjenjivo kada	Raspon / korak / zadana vrijednost	Datum Vrijednost
13.2 / 13.3 / 13.4	Instalater	[102]	BR/NZ	1: Zaporni ventil glavne zone 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 6: Način hlađenja/grijanja 7: Signal uklučene KVV (*4)(*5) 9: Bivalentni mimovodni ventil	0: NE 1: NZ	
13.2 / 13.3 / 13.4	Instalater	[103]	(*4): Terminal X42M 27-28 (*3): Terminal X43M 9-10 (*5): Terminal X42M 15-16	0: Nije povezan 1: Zaporni ventil glavne zone 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 4: Vanjski izvor topline 6: Način hlađenja/grijanja 7: Signal uklučene KVV (*4)(*5) 9: Bivalentni mimovodni ventil 10: Crpka KVV 11: Sekundarna crpka T/H 12: Vanj. glavna crpka T/H 13: Vanj. dod. crpka T/H	0: Nije povezan 1: Zaporni ventil glavne zone 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 4: Vanjski izvor topline 6: Način hlađenja/grijanja 7: Signal uklučene KVV 9: Bivalentni mimovodni ventil 10: Crpka KVV 11: Sekundarna crpka T/H 12: Vanj. glavna crpka T/H 13: Vanj. dod. crpka T/H	
13.2 / 13.3 / 13.4	Instalater	[104]	BR/NZ	1: Zaporni ventil glavne zone 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 6: Način hlađenja/grijanja 7: Signal uklučene KVV (*4)(*5) 9: Bivalentni mimovodni ventil	0: NE 1: NZ	
13.2 / 13.3 / 13.4	Instalater	[105]	(*3)(*4): Terminal X42M 15-16 (*5): Terminal X43M 13-14	0: Nije povezan 1: Zaporni ventil glavne zone 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 4: Vanjski izvor topline 6: Način hlađenja/grijanja 7: Signal uklučene KVV (*4)(*5) 9: Bivalentni mimovodni ventil 10: Crpka KVV 11: Sekundarna crpka T/H 12: Vanj. glavna crpka T/H 13: Vanj. dod. crpka T/H	0: Nije povezan 1: Zaporni ventil glavne zone 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 4: Vanjski izvor topline 6: Način hlađenja/grijanja 7: Signal uklučene KVV 9: Bivalentni mimovodni ventil 10: Crpka KVV 11: Sekundarna crpka T/H 12: Vanj. glavna crpka T/H 13: Vanj. dod. crpka T/H	
13.1 / 13.2 / 13.5	Instalater	[106]	BR/NZ	1: Zaporni ventil glavne zone 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 6: Način hlađenja/grijanja 7: Signal uklučene KVV (*4)(*5) 9: Bivalentni mimovodni ventil	0: NE 1: NZ	
13.1 / 13.2 / 13.5	Instalater	[107]	(*4): Terminal X42M 17-18 (*5): Terminal X43M 15-16	(*4)(*5) 0: Nije povezan 1: Zaporni ventil glavne zone 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 4: Vanjski izvor topline 6: Način hlađenja/grijanja 7: Signal uklučene KVV (*4)(*5) 9: Bivalentni mimovodni ventil 10: Crpka KVV 11: Sekundarna crpka T/H 12: Vanj. glavna crpka T/H 13: Vanj. dod. crpka T/H	0: Nije povezan 1: Zaporni ventil glavne zone 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 4: Vanjski izvor topline 6: Način hlađenja/grijanja 7: Signal uklučene KVV 9: Bivalentni mimovodni ventil 10: Crpka KVV 11: Sekundarna crpka T/H 12: Vanj. glavna crpka T/H 13: Vanj. dod. crpka T/H	
13.1 / 13.2 / 13.5	Instalater	[108]	BR/NZ	1: Zaporni ventil glavne zone 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 6: Način hlađenja/grijanja 7: Signal uklučene KVV (*4)(*5) 9: Bivalentni mimovodni ventil	0: NE 1: NZ	
13.2 / 13.3 / 13.4	Instalater	[109]	(*4): Terminal X42M 23-24 (*3): Terminal X43M 5-6 (*5): Terminal X42M 11-12	0: Nije povezan 1: Zaporni ventil glavne zone 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 4: Vanjski izvor topline 6: Način hlađenja/grijanja 7: Signal uklučene KVV (*4)(*5) 9: Bivalentni mimovodni ventil 10: Crpka KVV 11: Sekundarna crpka T/H 12: Vanj. glavna crpka T/H 13: Vanj. dod. crpka T/H	0: Nije povezan 1: Zaporni ventil glavne zone 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 4: Vanjski izvor topline 6: Način hlađenja/grijanja 7: Signal uklučene KVV 9: Bivalentni mimovodni ventil 10: Crpka KVV 11: Sekundarna crpka T/H 12: Vanj. glavna crpka T/H 13: Vanj. dod. crpka T/H	
13.1 / 13.2 / 13.5	Instalater	[111]	(*3)(*4): Terminal X42M 12-13-14 (*5): Terminal X43M 10-11-12	0: Nije povezan 1: Zaporni ventil glavne zone 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 4: Vanjski izvor topline 6: Način hlađenja/grijanja 7: Signal uklučene KVV (*4)(*5) 8: 3-putni ventil (*3) 9: Bivalentni mimovodni ventil 10: Crpka KVV 11: Sekundarna crpka T/H 12: Vanj. glavna crpka T/H 13: Vanj. dod. crpka T/H	0: Nije povezan 1: Zaporni ventil glavne zone 2: Zaporni ventil dodatne zone 3: Alarm 4: Vanjski izvor topline 6: Način hlađenja/grijanja 7: Signal uklučene KVV 8: 3-putni ventil 9: Bivalentni mimovodni ventil 10: Crpka KVV 11: Sekundarna crpka T/H 12: Vanj. glavna crpka T/H 13: Vanj. dod. crpka T/H	
13.6	Instalater	[112]	(*3)(*4): Terminal X44M 1-2	(*3)(*4) 0: Nije povezan 1: Vanjski senzor za otvoren prostor 2: Vanjski senzor za zatvoren prostor	0: Nije povezan 1: Vanjski senzor za otvoren prostor 2: Vanjski senzor za zatvoren prostor	
13.6	Instalater	[113]	BR/NZ	N/A	N/A	

(*1) *4V* _(*2) *9W* _

(*3) EPB* _(*4) EPV* _(*5) EPSX* _(*6) EPSXB* _

(*7) *SU*

Tablica lokalnih postavki

Trenutačna lokacija	Vrsta postavke	Kod polja	Opis postavke	Primjenjivo kada	Raspon / korak / zadana vrijednost	Datum	Vrijednost
13.7 / 13.8	Instalater	[114]	Terminal X45M 3-4	0: Nije povezan 3: VN/NN kontakt pametne mreže 1 4: VN/NN kontakt pametne mreže 2 5: Kontakt tarife TC 9: Jedinica sigurnosnog termostata 13: Kontakt pametnog mjerača	0: Nije povezan 3: VN/NN kontakt pametne mreže 1 4: VN/NN kontakt pametne mreže 2 5: Kontakt tarife TC 9: Jedinica sigurnosnog termostata 13: Kontakt pametnog mjerača		
13.7 / 13.8	Instalater	[115]	BR/NZ	0: Nije povezan 5: Kontakt tarife TC 9: Jedinica sigurnosnog termostata 13: Kontakt pametnog mjerača	0: NE 1: NZ		
13.7 / 13.8	Instalater	[116]	Terminal X45M 5-6	0: Nije povezan 3: VN/NN kontakt pametne mreže 1 4: VN/NN kontakt pametne mreže 2 5: Kontakt tarife TC 9: Jedinica sigurnosnog termostata 13: Kontakt pametnog mjerača	0: Nije povezan 3: VN/NN kontakt pametne mreže 1 4: VN/NN kontakt pametne mreže 2 5: Kontakt tarife TC 9: Jedinica sigurnosnog termostata 13: Kontakt pametnog mjerača		
13.7 / 13.8	Instalater	[117]	BR/NZ	0: Nije povezan 5: Kontakt tarife TC 9: Jedinica sigurnosnog termostata 13: Kontakt pametnog mjerača	0: NE 1: NZ		
13.7 / 13.8	Instalater	[118]	Terminal X45M 7-8	0: Nije povezan 3: VN/NN kontakt pametne mreže 1 4: VN/NN kontakt pametne mreže 2 5: Kontakt tarife TC 9: Jedinica sigurnosnog termostata 13: Kontakt pametnog mjerača	0: Nije povezan 3: VN/NN kontakt pametne mreže 1 4: VN/NN kontakt pametne mreže 2 5: Kontakt tarife TC 9: Jedinica sigurnosnog termostata 13: Kontakt pametnog mjerača		
13.7 / 13.8	Instalater	[119]	BR/NZ	0: Nije povezan 5: Kontakt tarife TC 9: Jedinica sigurnosnog termostata 13: Kontakt pametnog mjerača	0: NE 1: NZ		
13.7 / 13.8	Instalater	[120]	Terminal X45M 9-10	0: Nije povezan 3: VN/NN kontakt pametne mreže 1 4: VN/NN kontakt pametne mreže 2 5: Kontakt tarife TC 9: Jedinica sigurnosnog termostata 13: Kontakt pametnog mjerača	0: Nije povezan 3: VN/NN kontakt pametne mreže 1 4: VN/NN kontakt pametne mreže 2 5: Kontakt tarife TC 9: Jedinica sigurnosnog termostata 13: Kontakt pametnog mjerača		
13.7 / 13.8	Instalater	[121]	BR/NZ	0: Nije povezan 5: Kontakt tarife TC 9: Jedinica sigurnosnog termostata 13: Kontakt pametnog mjerača	0: NE 1: NZ		
13.7 / 13.8	Instalater	[122]	Terminal X45M 1-2	0: Nije povezan 3: VN/NN kontakt pametne mreže 1 4: VN/NN kontakt pametne mreže 2 5: Kontakt tarife TC 9: Jedinica sigurnosnog termostata 13: Kontakt pametnog mjerača	0: Nije povezan 3: VN/NN kontakt pametne mreže 1 4: VN/NN kontakt pametne mreže 2 5: Kontakt tarife TC 9: Jedinica sigurnosnog termostata 13: Kontakt pametnog mjerača		
13.7	Instalater	[123]	BR/NZ	0: Nije povezan 5: Kontakt tarife TC 9: Jedinica sigurnosnog termostata 13: Kontakt pametnog mjerača	0: NE 1: NZ		

(*1) *4V*_(*) *9W*_-

(*3) EPB*_-(*4) EPV*_-(*5) EPSX*_-(*6) EPSXB*_-

(*7) *SU*

