



M08019060001
FWB0703-A2

INSTALLATION AND OPERATION MANUAL

Ducted fan coil units

Installations- und Bedienungsanleitung
Kanal-Ventilator-Konvektoren

Deutsch

FWB




INHALT

ABMESSUNGEN	-----	1
SICHERHEITSHINWEISE	-----	2
ALLGEMEINE MERKMALE UND TECHNISCHE DATEN	-----	3
INSTALLATION	-----	5
ELEKTRISCHER VERDRAHTUNGSANSCHLUSS	-----	7
ZUBEHÖREN	-----	8
STEUERUNGSMERKMALE	-----	9
PFLEGE UND WARTUNG	-----	10
STÖRUNGSSUCHE	-----	11

ABMESSUNGEN

MODELE FWB		02JT	03JT	04/05 JT	06JT	07JT	09JT	10/11 JT
		02JF	03JF	04JF	06JF	07JF	08JF	10JF
A	mm	467	637	767	967	1217	1317	1577
B	mm	505	675	805	1005	1255	1355	1615
C	mm	535	705	835	1035	1285	1385	1645



⚠️ WARNUNG

- Installation und Wartung müssen von qualifizierten Personen durchgeführt werden, die mit lokaler Anordnungen und Regelungen vertraut sind, und über Erfahrung bei Behandlung dieser Art des Gerätes verfügen.
- Alle Verdrahtung müssen in Übereinstimmung mit der nationalen Verdrahtungsregelung installiert werden.
- Stellen Sie sicher, daß die Spannung der Bauteilen der auf dem Typenschildes entspricht, bevor die dem Bauschaltplan entsprechende Verdrahtungsarbeit beginnt.
- Das Klimagerät muß GEERDET werden, um die mögliche Gefahr wegen des Isolierungsausfalls zu verhindern.
- Alle elektrische Verdrahtungen dürfen keine Wasserrohrleitung oder keine beweglichen Teile der Ventilatormotoren berühren.
- Bevor der Installation oder Wartung des Geräts müssen Sie sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Elektrischer Schlag kann Verletzung oder Tod verursachen. Bevor der Wartungsarbeit schalten Sie alle bleibenden Stromversorgungen aus.
- Ziehen Sie das Netzanschlußkabel NICHT aus, wenn die das Gerät EINGESCHALTET ist. Dieses kann ernste elektrischen Schläge verursachen, die die Brandgefährdungen ergeben können.
- Halten Sie das Innengerät und das Aussengerät, Stromkable und die gestreckte Draht mindestens 1 meter von Fernsehapparaten und Radios, um verzerrte Abbildungen und die statische Elektrizitaet zu verhindern. {Abhängig von der Art und der Quelle der elektrischen Wellen, kann die statische Elektrizitaet gehört werden selbst wenn mehr als 1 meter entfernt ist}.

⚠️ ACHTUNG

Achten Sie darauf, die folgenden wichtigen Anweisungen bei der Installation zu befolgen.

- Stellen Sie sicher, daß der Ablaufschlauch richtig angeschlossen ist.
Wenn der Ablaufschlauch nicht richtig angeschlossen wird, kann es **!** Wasserdurchsickern verursachen, das die Möbel befeuchtet.
- Scharfe Ränder und Spulenoberflächen sind mögliche Positionen, die Verletzungsgefahren verursachen können. Vermeiden Sie bitte, diesen Plätzen zu beruehren.
- Drehkraft bei der Festigung soll nicht zu hoch sein, wenn Sie den Ablaufschlauch anschließen, um die Messingdeformation oder Wasser-Durchsickern zu vermeiden.
- Wasserleitungen, die im Winter nicht benutzt werden, sollen abgelassen werden, oder mit Antifrostmittel geschützt werden, um Frierung zu vermeiden.
- Bevor Ausschalten der Stromversorgung stellen Sie den An/AUS-Schalter des Romote Controllers in "Aus" Position, um die unerwünschten Spannung zu verhindern. Wenn dieses nicht getan wird, fangen die Ventilatoren des Geraets an, sich automatisch zu drehen, wenn Strom wieder aufnimmt und es kann eine Gefahr an Service-Personal oder den Benutzer verursachen..
- Stellen Sie sicher, dass die Farbe der Draht des Aussengeräts und die Terminalmarkierungen sind selben zu der des Innengeräts.
- **WICHTIG: INSTALLIEREN Sie ODER BENUTZEN Sie die KLIMAANLAGE NICHT IN einem WÄSCHEREI-RAUM.**


Hinweis

Entsorgungsanforderungen

Ihr Klimaanlage wird mit diesem Symbol gekennzeichnet. Dies heißt, daß elektrische und elektronische Produkte nicht mit unsortierter Haushaltsabfaelle gemischt werden sollen.

Versuchen Sie nicht, das System selbständig abzubauen: das Abbauen der Klimaanlage, Behandlung des Kühlmittels, des Öls und anderer Teile muß durch einen qualifizierten Installateur in Übereinstimmung mit relevanter lokaler und staatlicher Gesetzgebung erfolgt werden. Klimaanlage müssen an einem fachkundigen Behandlung-Service für Wiederverwendung, Wiederverwertung und Wiederaufnahme behandelt werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt richtig entsorgen, koennen Sie dabei helfen,den möglichen negativen Einfluss auf das Klima und auf die menschliche Gesundheit zu verhindern. Für mehr Informationen bitten wenden Sie sich an Installateur oder an die lokale Berechtigung.

Batterien müssen vom Remote Controller entfernt werden und in Übereinstimmung mit relevanter lokalen und staatlichen Gesetzgebung separat entsorgt werden.



ALLGEMEINE MERKMALE UND TECHNISCHE DATEN

Der ruhige Betrieb, die kompakten Abmessungen und die besonders niedrige Höhe, machen diese Klimaanlage ideal für Installation an verschiedenen Decken, sogar in den alten Gebäuden mit schmalen Decken. Die Geräte werden mit Lärmdämmendem Saugschlauch, Luftfilter und gestreckter Ablaufwanne als Standardausrüstungen geliefert werden. Die zentrifugale Ventilatoren mit vorwärtsgebogene Blätter werden statisch und dynamisch ausgeglichen und bewegt durch einphasigen Motor mit drei Geschwindigkeiten (Standard) plus eine (optional).

Die Verfügbarkeit von 2&4 Rohren und die Möglichkeit, die Anschlussseite an Ort zu ändern, und die Wechselbarkeit von Zubehören wie z.B. elektronischer Thermostat und Wasser- AN/AUS-Ventile, bitten die maximale Flexibilität und die Mühelosigkeit bei der Installation an.

MODELLE FWB (2 Rohre)			02JT	03JT	04JT	05JT	06JT	07JT	08JT	09JT	10JT	11JT
Nennluftfluss	S.Hoch	m³/h	331	548	715	667	982	1241	1238	1323	1837	1695
	Hoch	m³/h	262	428	431	428	757	945	950	1066	1463	1341
	Mittel	m³/h	219	357	323	325	596	756	764	882	1171	1210
	Niedrig	m³/h	187	304	248	255	476	628	633	733	946	1093
Externer statische Druck		Pa	30									
Leistungseingang		W	41	61	76	73	106	144	140	157	201	203
Kühl- Kapazität	Gesamte	kW	2.18	3.10	4.13	4.59	5.79	6.42	7.56	8.55	9.84	10.66
	Sensibele	kW	1.38	2.27	2.94	3.08	4.22	5.21	5.54	6.08	7.65	7.82
Heizenkapazität		kW	2.94	4.32	5.71	5.92	7.69	9.15	10.09	11.52	13.73	14.13
Wasserströmung	Kühlen	l/h	386	549	739	803	1022	1109	1338	1523	1764	1910
Wasserdruckabfall	Heizen	kPa	11	8	16	11	31	13	8	10	22	17
	Heizen	kPa	9	7	13	9	26	11	7	9	19	14
Ventilator	Typ		Direktbetriebener zentrifugale Ventilator (Vorwärts-gebogene Blätter); heiß-galvanisierter Stahl									
	Geschwindigkeit		4 Schritte:super hoch, hoch, mittlere, niedrig									
	Anzahl		1	1	2	2	2	3	3	3	4	4
Motor	Typ		Einphasigkondensatorbetrieb									
Luftfilter			Waschbares Nylon im 8mm Aluminiumrahmen									
Stromversorgung	V / Ph / Hz		220-240 / 1 / 50									

Bedingungen der Geschwindigkeit:

Der Nennluftfluß, der Leistungseingang und der Kapazitätstest ist unter dem Stromversorgung von 220V/1Ph/50Hz.

Nennluftfluß: mit Plenum und Filter, keine Wasserversorgung, umgebende Lufttemperatur zwischen 10 und 30°C.

Leistungseingang: S. hohe Ventilator-Geschwindigkeit

Abkühlende Kapazität: 7/12°C Einlässige/Auslässige Wassertemperatur, 27°C DB/19°C WB Lufttemperatur, S. hohe Ventilator-Geschwindigkeit

Heizenkapazität: 50°C Einlässige Wassertemperatur, 20°C DB Einlässige Lufttemperatur, Wasserströmungsgeschw. gleich wie bei dm Kühlentest, S. hohe Ventilator-Geschwindigkeit

Heizenkapazität für zusätzliche Wärmaustauscher: 70°C Einlässige Wassertemperatur, Wassertemperaturabnahme 10°C, 20°C DB Einlässige Lufttemperatur, S. hohe Ventilator-Geschwindigkeit

MODELE FWB (4 Rohre)			02JF	03JF	04JF	06JF	07JF	08JF	10JF
Nennluftfluss	S.Hoch	m³/h	327	526	684	944	1200	1379	1738
	Hoch	m³/h	220	424	437	747	898	1112	1385
	Mittel	m³/h	218	350	326	597	737	920	1115
	Niedrig	m³/h	184	301	251	489	599	777	916
Externer statische Druck		Pa	30						
Leistungseingang		W	40	58	74	103	141	160	200
Kühl- Kapazität	Gesamte Kapazität	kW	2.18	3.10	4.09	5.70	6.41	7.40	9.59
	Sensibele Kapazität	kW	1.36	2.22	2.85	4.16	5.05	5.84	7.60
Heizen-kapazität	3 Reihen	kW	2.86	4.37	5.44	7.66	9.31	10.59	13.32
	Zusätz. Wärmaustauscher, 1Reihe	kW	3.07	4.48	5.69	7.66	9.50	10.74	13.15
Wasser-strömmung	Kühlen	l/h	386	530	724	986	1138	1296	1660
	Zusätz. Wärmaustauscher	l/h	269	391	493	663	820	924	1142
Wasser-druckabfall	Kühlen	kPa	11	8	16	30	9	12	19
	Heizen	kPa	9	7	13	24	8	10	16
	Zusätz. Wärmaustauscher	kPa	11	25	42	82	25	31	50
Ventilator	Typ	Direktbetriebener zentrifugale Ventilator (Vorwärts-gebogene Blätter); heiß-galvanisierter Stahl							
	Geschwindigkeit	4 Schritte:super hoch, hoch, mittlere, niedrig							
	Anzahl	1	1	2	2	3	3	4	
Motor	Typ	Einphasigkondensatorbetrieb							
Luftfilter		Waschbares Nylon im 8mm Aluminiumrahmen							
Stromversorgung		V / f / Hz	220-240 / 1 / 50						

Bedingungen der Geschwindigkeit:

Der Nennluftfluß, der Leistungseingang und der Kapazitätstest ist unter dem Stromversorgung von 220V/1Ph/50Hz.

Nennluftfluß: mit Plenum und Filter, keine Wasserversorgung, umgebende Lufttemperatur zwischen 10 und 30°C.

Leistungseingang: S. hohe Ventilator-Geschwindigkeit

Abkühlende Kapazität: 7/12°C Einlässige/Auslässige Wassertemperatur, 27°C DB/19°C WB Lufttemperatur, S. hohe Ventilator-Geschwindigkeit

Heizenkapazität: 50°C Einlässige Wassertemperatur, 20°C DB Einlässige Lufttemperatur, Wasserströmungsgeschw. gleich wie bei dem Kühlentest, S. hohe Ventilator-Geschwindigkeit

Heizenkapazität für zusätzliche Wärmaustauscher: 70°C Einlässige Wassertemperatur, Wassertemperaturabnahme 10°C, 20°C DB Einlässige Lufttemperatur, S. hohe Ventilator-Geschwindigkeit

FUNKTIONIERENDE BEGRENZUNGEN

FUNKTIONIERENDE BEGRENZUNGEN	
Maximumer Wassereite Druck	16 bar
Minimume Wassereintritttemperatur	3°C
Maximume Wassereintritttemperatur	95°C
Minimume Lufteinlasstemperatur	5°C
Maximum Lufteinlasstemperatur	43°C
Stromversorgung	220-240V/ 1Ph / 50Hz

ÜBERNAHME

Alle Teile der Geräte, die die Fabrik verlassen, sind geprüft worden, um den Versand der Qualitätsprodukte zu sichern, und bei der Verpackung von Ventilatorspulen sind angemessene Maßnahmen getroffen, um die während der Transport zu schützen. Bei der Übernahme sollen alle Waren sorgfältig überprüft werden. Wenn Beschädigung sichtbar ist, merken Sie diese Tatsache auf dem Frachtbrief des Expeditors und verlangen Sie, daß der Expeditur einen Repräsentanten senden, um die Beschädigung zu prüfen. Dieses kann durch Telefon oder in der Person getan werden, aber sollte im Schreiben immer bestätigt werden.

Der Versand soll in Anwesenheit des Agents ausgepackt werden, damit die Beschädigung oder der Verlust festgestellt werden können. Der Agent von Expeditur wird einen Prüfungsbericht erstellen und dem Empfänger eine Kopie übergeben, sodass den Expeditur eine formale Reklamation stellen kann.

INSTALLATIONSORT

Bevor der Installation bitte prüfen Sie folgende Punkte:

1. Es muß genügend Raum für die Installation und Wartung geben. Beziehen Sie sich bitte auf die Abmessungen und die Abb.1 für den minimalen Abstand zwischen dem Gerät und dem Hindernis.
2. Für die Installation im Freien muss das Gerät auf einer minimalen Höhe von 2.5m angebracht werden, um Kontakt mit dem Gerät zu vermeiden.
3. Stellen Sie bitte sicher, dass es genügend Raum für Rohrenverbindung und elektrische Verdrahtung gibt.
4. Stellen Sie bitte sicher, dass die hängenden Stangen das Gerät stützen können.




Abb. 2 WITH AND WITHOUT PLENUM FORM:

ANMERKUNG:
Maß M und N wurde durch Luftkanaldesign festgestellt, Luftkanal sollte feuerfest in Übereinstimmung mit entsprechenden lokalen und staatlichen Regelungen sein. Zirkulierender Luftdruckverlust soll dem externen statischen Druck ungefähr gleich sein..





Abb.3 DETAIL A:



INSTALLATION

1. Die Anlage ist für Installation an verborgene Decke bestimmt.
2. Es gibt Bohrungen auf die Oberseite der Anlage für das Hängen. Siehen Sie bitte Abb.1, Abb.2 und Abb.3.
3. Stellen Sie bitte sicher, dass die Oberseite des Geräts eben ist.

ISOLIERUNG

1. Das Isolierungsdesign und die Materialien sollen mit den lokalen und nationalen Vorschriften und Regelungen übereinstimmen.
2. Gekühlte Wasserrohre und alle Teile auf den Rohren sollen isoliert werden.
3. Es ist auch notwendig, den Luftschlauch zu isolieren.

LUFTSCHLAUCHANSCHLUSS

1. Zirkulierende Luftdruckabsenkung soll innerhalb des externen statischen Drucks sein.
2. Galvanisierte Stahlluftschlauch sind verwendbar.
3. Stellen Sie sicher, daß es keine LuftLeck gibt.
4. Luftschlauch soll feuerfest in Übereinstimmung mit entsprechenden lokalen und staatlichen Regelungen sein.

ROHRENANSCHLUSS


1. Verwenden angemessene Befestigungsteilen entsprechend der Abmessung als Wasserrohrenverbindungen.
2. Der Wassereinlass ist auf der Unterseite und Auslass auf der Oberseite.
3. Der Anschluß muß verborgen werden mit gummiertem Gewebe, um Durchsickern zu vermeiden.
4. Ablaufschlauch kann PVC oder Stahl sein.
5. Drehkraft bei der Festigung soll nicht zu hoch sein, wenn Sie den Ablaufschlauch anschließen, um die Messingdeformation oder Wasser-Durchsickern zu vermeiden
6. Die vorgeschlagene Steigung des Ablaufschlauchs ist mindestens 1:50.

VERDRAHTUNG


1. Verdrahtungsanschluß muß entsprechend dem Bauschaltplan auf der Anlage erfolgt werden.
2. Die Anlage muß gut GEERDET werden.
3. Ein geeigneter Spannkraftauslöser muß benutzt werden, um die Stromleitungen zum Anschlußkasten anzubringen.
4. Eine 7/8" Bohrung befindet sich auf dem Anschlußkasten. Dies ist für die Installation von Spannkraftauslöser bestimmt.
5. Die Verdrahtung muß in Übereinstimmung mit den staatlichen Sicherheitsregelungen sein.
6. Ein Hauptschalter oder andere Vorrichtungen für Stromtrennung muss in der Verdrahtung in Übereinstimmung mit der relevanten lokalen und staatlichen Gesetzgebung enthalten werden.

ELEKTRISCHER VERDRAHTUNGSANSCHLUSS

MODELLE	FWB 02J~06J T/F
	2 ROHRE & 4 ROHRE



MODELLE	FWB 07J~11J T/F
	2 ROHRE & 4 ROHRE



Modell	FWB
Spannungsbereich**	220-240V/ 1Ph / 50Hz
Empfohlene Sicherung *	A
Abmessung der Stromleitung*	mm ²
Anzahl der Draht	3

* Diese Werte sind nur zu Information. Sie sollen überprüft und ausgewählt werden mit den lokalen und nationalen Vorschriften und Regelungen. Sie sind auch abhängig von der Art der Installation und Abmessung der Draht..

** Der Spannungsbereich soll mit Aufkleberdaten auf dem Gerat überprüft werden. Ein Hauptschalter oder andere Mittel für Stromtrennung muss in Übereinstimmung mit relevanter lokaler und staatlicher Gesetzgebung an der Draht installiert werden.


Merkmale Ventilkasten

Mit dem an den Daikin Controller angeschlossenen 3-Wege motorisierten EIN/AUS-Ventilkasten kann die Raumtemperatur eingestellt werden, indem es den Wasserfluß zum Wärmeaustauscher abschnitt.


Der Kasten kann in den verschiedenen Befestigungen für alle FWB Anlagen installiert werden, und zwar für das 2-Rohre-System und für das 4-Rohre-System.

Der Kasten besteht aus:

- 3-Wege Ventilkörper mit 4 Anschlüssen mit der eingebauten Überbrückung aus Messing, maximaler Betriebsdruck 16 bar.
- Electornischer thermische Auslöser mit folgenden Spezifikationen:
 - Stromversorgung: 220-240 V,
 - Aktivierung: Ein/Aus,
 - Gesamte Öffnungszeit: 4 Minuten.
- Hydraulischer Installationssatz für die Installation des Ventils auf dem Wärmeaustauscher, komplett mit 2 Regelventilen für die Justage des Wasserflusses und für das Schließen des Wasserstromkreises, wenn Wartung auf die Maßeinheit durchgeführt wird.
- Buchse für die Verlegung der Kabel des Auslösers innerhalb der Anlage.
- Die thermische Isolierung zu Verhinderung der Kondensation auf dem Ventilkasten, wenn die Ventile in abkühlendem Modus funktioniert (nur das Ventil vom Standardwärmeaustauscher kann in abkühlendem Modus arbeiten).



Ventilkasten für 2-Rohre System



Ventilkasten für 2-Rohre System

Der Flußwiderstand des anschließenden ventil/hydraulische Installationssatzes wird von der folgenden Formel erreicht:

$$\Delta P_w = (Q_w/K_v)^2$$

dabei:

- ΔP_w ist der Flußwiderstand ausgedrückt in kg/cm^2
- Q_w ist die Wasserströmungsgeschwindigkeit ausgedrückt in m^3/h
- K_v ist die Strömungsgeschwindigkeit gekennzeichnet in der Tabelle

Valve	K_v Passage Direct	K_v Déviation
1/2"	1.7	1.2
3/4"	2.8	1.8

STEUERUNGSMERKMALE

ELEKTRONISCHER THERMOSTAT EC8100A + FERNBEDIENUNG RC8100A

Position	an die Wand angebracht
Parameter	Ein/Aus
	Temperatur
	Geschwindigkeit des Ventilators
	Automatische Auswahl von Luftstromstärke
	Datum / Uhrzeit Einstellung
	Modus
Hauptfunktionen	Auswählbare Temperaturbereich: 16-30°C
	Automatischer Wiederanlauf mit Memoryeinstellungen
	Heizen/Kuehlen-Wechsel basiert auf Systemsteuerungsbefehl
	Automatische Diagnose
	Automatische Ein/Aus-Einstellung für jeden Tag in einer Woche
	Luftsensorkontrolle
	2 oder 3 Wege Ventile mit Ein/AUS-Steuerung
	Fernbedienung – max. Abstand: 2.5 meter


ELEKTRONISCHER THERMOSTAT EC8100A

1. Ein/Aus Taste
2. Heizen/Kühlen-Modus-Taste
3. Einstelltaste TIMER
4. Einstelltaste Ventilator(HOCH/MITTEL/NIEDRIG/AUTO)
5. Einstelltaste Temperature hoch
6. Einstelltaste Temperature niedrig
7. Hintergrundlicht LCD Display



FERNBEDIENUNG RC8100A

1. Ein/Aus Taste
2. Einstelltaste Ventilator(HOCH/MITTEL/NIEDRIG/AUTO)
3. Einstelltaste Temperature hoch
4. Einstelltaste Temperature niedrig
5. Heizen/Kühlen-Modus-Taste



Aus Sicherheitsgrund vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist bevor Sie es säubern und pflegen.

Wartung

Die Wartungsarbeit für die FWB-Klimaanlage und die Heißluftheizeinheiten werden auf die periodische Reinigung des Luftfilters und des Wärmeaustauschers und die Überprüfung der Arbeitsleistungsfähigkeit der Kondensatentladung begrenzt.

Nur ausgebildete Person kann die Wartungsarbeit durchführen

Bei der Wartungsarbeit müssen Sie darauf achten: Beim Berühren einiger Metallteilen besteht Verletzungsgefahr, deswegen tragen Sie Sicherheitshandschuhe bei der Arbeit.

Jedesmal wenn die Anlage nach einer langen untätigen Periode begonnen wird, müssen Sie sicherstellen, dass die Luft NICHT im Wärmeaustauscher anwesend ist.

Der Motor ist wartungsfrei, da er mit selbst schmierbarem Lager ausgerüstet ist.

Reinigung von Luftfilter

Schalten Sie das Gerät aus.

Für das Säubern des Luftfilters gehen Sie folgendermaßen vor:

Entfernen Sie den Luftfilter durch die Inspektionsklappe, indem Sie die Regelndrehknöpfe abschrauben. Waschen Sie den Filter mit lauwarmem Wasser oder, für trockene Puder, mit komprimierter Luft.

Bauen Sie den Filter wieder zusammen nachdem er getrocknet ist.

Reinigung von Wärmeaustauscher

Es ist vorgeschlagen, den Zustand des Wärmeaustauschers vor dem Beginn der Sommerjahreszeit zu überprüfen. Überprüfen Sie auch, ob die Flossen durch Verunreinigungen verstopft werden.

Um den Wärmeaustauscher zugänglich zu machen, entfernen Sie die Abflußwanne und den Abflußführer. Danach säubern Sie den Wärmeaustauscher mit komprimierter Luft oder Niederdruckdampf, ohne die Flossen des Wärmeaustauschers zu beschädigen.

Bevor Sie es in Sommer laufen lassen, überprüfen Sie die Kondensatentladungen regelmäßig.

STÖRUNGSSUCHE

Bitte überprüfen Sie die folgende Punkte, bevor Sie einen Wartungstechniker rufen.

Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, wenden Sie sich an Ihren Händler oder an das Servicezentrum.

Symptom 1: Das Gerät läuft gar nicht

MÖGLICHE URSACHE	KORREKTUR-MASSNAHME
Stromversorgungsfehler	Stromversorgung wiederherstellen
Die automatische Sicherung ausgelöst	Wenden Sie sich an das Servicezentrum
Der Schalter in Off Stelle	Gerät einschalten mit Taste On

Symptom 2: Die Kühlwirkung/Heizwirkung ist schwach

MÖGLICHE URSACHE	KORREKTUR-MASSNAHME
schmutziger Luftfilter	Luftfilter reinigen
Luftinlass- oder Auslassöffnungen versperrt	Hindernisse entfernen
Luft innerhalb des Wärmaustauschers	Wenden Sie sich an den Installationstechniker
Türen und Fenster sind geöffnet	Schließen Sie die Türen und die Fenster.
Die Klimaanlage läuft mit niedriger Geschwindigkeit.	Wählen Sie mittlere oder hohe Ventilatorgeschwindigkeit vor.

Symptom 3: Es gibt es Leckstellen

MÖGLICHE URSACHE	KORREKTUR-MASSNAHME
Die Klimaanlage wird nicht mit der korrekten Neigung installiert.	Wenden Sie sich an den Installationstechniker
Die Kondensatentladung wird verstopft	Wenden Sie sich an den Installationstechniker

DAIKIN EUROPE NV

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium