


Manuale di installazione e d'uso



Ventilconvettori



FWQ04AA
FWQ05AA
FWQ07AA
FWQ09AA
FWQ11AA
FWQ14AA
FWQ17AA
FWQ20AA
FWQ25AA

Sommario

1	Informazioni sulla documentazione	2
1.1	Informazioni su questo documento.....	2
1.2	Significato delle avvertenze e dei simboli.....	3
1.3	Generali.....	3
2	Istruzioni di sicurezza specifiche per l'installatore	3
Per l'installatore		4
3	Informazioni relative all'imballo	4
3.1	Disimballaggio e movimentazione del ventilconvettore.....	4
3.2	Rimozione degli accessori dal ventilconvettore.....	5
4	Informazioni sulle unità e sulle opzioni	5
4.1	Identificazione.....	5
4.1.1	Etichetta di identificazione: Unità ventilconvettore.....	5
5	Installazione dell'unità	5
5.1	Preparazione del luogo di installazione.....	5
5.2	Intercambiabilità.....	6
5.3	Montaggio dell'unità.....	8
5.3.1	Installazione dei bulloni di sospensione.....	8
5.3.2	Per montare l'unità.....	8
5.4	Installazione delle tubazioni dell'acqua.....	9
5.4.1	Preparazione delle tubazioni idrauliche.....	9
5.4.2	Collegamento delle tubazioni dell'acqua.....	9
5.5	Installazione delle tubazioni di drenaggio.....	10
5.5.1	Linee guida per l'installazione delle tubazioni di scarico.....	10
5.5.2	Collegamento delle tubazioni di scarico.....	10
5.6	Installazione delle apparecchiature opzionali.....	11
5.6.1	Preparazione delle apparecchiature opzionali.....	11
6	Impianto elettrico	11
6.1	Preparazione del cablaggio elettrico.....	11
6.2	Collegamento del cablaggio elettrico.....	12
7	Configurazione	14
7.1	Posizionamento del microinterruttore DIP.....	14
8	Messa in esercizio	14
8.1	Elenco di controllo prima della messa in esercizio.....	14
Per l'utente		14
9	Istruzioni di sicurezza per l'utente	14
9.1	Istruzioni per un utilizzo sicuro.....	14
10	Informazioni sul sistema	15
11	Prima dell'uso	15
12	Funzionamento	15
12.1	Intervallo di funzionamento.....	15
13	Risparmio energetico e funzionamento ottimale	16
14	Manutenzione e assistenza	16
14.1	Precauzioni generali di sicurezza.....	16
14.2	Precauzioni per la manutenzione e l'assistenza.....	16
14.3	Pulizia del filtro dell'aria, della griglia di aspirazione, dell'uscita dell'aria e dei pannelli esterni.....	16
14.3.1	Pulizia del filtro dell'aria.....	16
14.4	Manutenzione dopo un lungo periodo di arresto.....	18

14.5	Servizio di assistenza e garanzia post-vendita.....	18
14.5.1	Manutenzione e ispezione consigliate.....	18
14.5.2	Cicli di manutenzione e sostituzione ridotti.....	18
15	Risoluzione dei problemi	18
15.1	Riposizionamento.....	19
16	Smaltimento	19
17	Dati tecnici	20
17.1	Schema elettrico.....	21
17.2	Dimensioni.....	22
18	Requisiti di informazione per la progettazione ecocompatibile	24

1 Informazioni sulla documentazione

1.1 Informazioni su questo documento



AVVERTENZA

L'apparecchiatura può essere utilizzata da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, ovvero senza la necessaria esperienza e le necessarie conoscenze, purché siano supervisionate da una persona responsabile della loro sicurezza, ricevano istruzioni riguardanti l'uso sicuro dell'apparecchio e comprendano i pericoli insiti nell'apparecchiatura.

I bambini **NON DEVONO** giocare con l'apparecchiatura.

La pulizia e la manutenzione **NON** devono essere effettuate dai bambini senza adeguata supervisione.

Destinatari

Installatori autorizzati + utenti finali



INFORMAZIONE

Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in ambienti commerciali, industriali o aziendali.

Serie di documenti

Questo documento fa parte di una serie di documenti. La serie completa è composta da:

- **Precauzioni generali per la sicurezza:**
 - Istruzioni per la sicurezza da leggere prima dell'installazione
 - Formato: cartaceo (nella confezione dell'unità esterna)
- **Manuale d'installazione e d'uso dell'unità interna:**
 - Istruzioni di installazione e d'uso
 - Formato: cartaceo (nella confezione dell'unità esterna)
 - Formato: file digitali all'indirizzo <https://www.daikin.eu>. Utilizzare la funzione di ricerca 🔍 per individuare il modello in uso.

L'ultima revisione della documentazione fornita è pubblicata sul sito web regionale di Daikin ed è disponibile presso il proprio rivenditore.

Le istruzioni originali sono redatte in lingua inglese. Tutte le altre lingue sono traduzioni delle istruzioni originali.


Dati tecnici

- Un **sottoinsieme** dei dati tecnici più recenti è disponibile sul sito web regionale Daikin (accessibile al pubblico).
- L'**insieme completo** dei dati tecnici più recenti è disponibile in Daikin Business Portal (è richiesta l'autenticazione).

1.2 Significato delle avvertenze e dei simboli

	PERICOLO Indica una situazione che provoca lesioni gravi o letali.
	PERICOLO: RISCHIO DI ELETTROCUZIONE Indica una situazione che potrebbe provocare la scossa elettrica.
	PERICOLO: RISCHIO DI USTIONI/SCOTTATURE Indica una situazione che potrebbe provocare ustioni/scottature a causa delle temperature estremamente alte o basse.
	AVVERTENZA Indica una situazione che potrebbe provocare lesioni gravi o letali.
	ATTENZIONE Indica una situazione che potrebbe provocare lesioni secondarie o moderate.
	AVVISO Indica una situazione che potrebbe provocare danni alle apparecchiature o alla proprietà.
	INFORMAZIONE Indica suggerimenti utili o informazioni aggiuntive.


Simboli utilizzati sull'unità:


Simbolo	Spiegazione
	Prima dell'installazione, leggere il manuale di installazione e d'uso e il foglio illustrativo del cablaggio.


1.3 Generali


In caso di dubbi su come installare o usare l'unità, contattare il rivenditore.


	AVVERTENZA L'installazione o il montaggio impropri dell'apparecchiatura o dei suoi accessori potrebbero dar luogo a scosse elettriche, cortocircuiti, perdite, incendi o altri danni all'apparecchiatura. Utilizzare SOLO accessori, apparecchiature opzionali e ricambi approvati da Daikin salvo diversamente specificato.
	AVVERTENZA Assicurarsi che l'installazione, il collaudo e i materiali applicati siano conformi alla legislazione applicabile (oltre alle istruzioni descritte nella documentazione Daikin).
	ATTENZIONE Indossare dispositivi di protezione individuale adeguati (guanti di protezione, occhiali di sicurezza e così via) durante l'installazione, la manutenzione o la riparazione del sistema.
	AVVERTENZA Lacerare e gettare i sacchetti degli imballaggi di plastica, in modo che nessuno, in particolare i bambini, possa utilizzarli per giocare. Conseguenza possibile: soffocamento.


	AVVERTENZA Prevedere misure adeguate per impedire che l'unità possa essere usata come riparo da piccoli animali. I piccoli animali che dovessero entrare in contatto con le parti elettriche possono causare problemi di funzionamento, fumo o incendi.
---	---


	ATTENZIONE NON toccare la presa d'aria o le alette di alluminio dell'unità.
---	---

	ATTENZIONE <ul style="list-style-type: none"> NON posizionare oggetti o apparecchiature sulla parte superiore dell'unità. NON sedersi, non arrampicarsi né sostare in piedi sopra l'unità.
---	---

	PERICOLO: RISCHIO DI ELETTROCUZIONE <ul style="list-style-type: none"> Assicurarsi che il sistema sia messo a terra correttamente. DISATTIVARE l'alimentazione prima di effettuare le operazioni di manutenzione. Installare il coperchio del quadro elettrico e prima di ATTIVARE l'alimentazione.
---	---


	ATTENZIONE <ul style="list-style-type: none"> Controllare che il luogo di installazione possa sostenere il peso dell'unità. Un'installazione scadente è pericolosa. Può causare anche vibrazioni o rumore insolito durante il funzionamento. Fornire spazio di servizio sufficiente. NON installare l'unità a contatto con il soffitto o con una parete, n quanto ciò potrebbe causare vibrazioni.
---	--


	PERICOLO: RISCHIO DI ELETTROCUZIONE NON utilizzare i ventilconvettori con le mani bagnate. Potrebbero verificarsi scosse elettriche.
---	--


	AVVERTENZA L'unità contiene componenti elettrici e caldi.
---	---

2 Istruzioni di sicurezza specifiche per l'installatore

Rispettare sempre le seguenti istruzioni e norme di sicurezza.

	AVVERTENZA Assicurarsi che l'installazione, la manutenzione e la riparazione siano eseguite in conformità alle istruzioni di Daikin e alle legge vigente (ad esempio la normativa nazionale sul gas) e che siano svolte ESCLUSIVAMENTE da personale autorizzato.
---	--

	AVVERTENZA Tenere il cablaggio di interconnessione lontano dai tubi di rame senza isolamento termico in quanto tali tubi si surriscaldano.
---	--

	ATTENZIONE Per le pareti contenenti un telaio metallico o una tavola metallica, usare un tubo incassato nella parete e una copertura per il foro passante al fine di impedire il rischio di surriscaldamento, scosse elettriche o incendi.
---	--

3 Informazioni relative all'imballo

! AVVISO

- Le tubazioni devono essere montate saldamente e protette dai danni fisici.
- Mantenere al minimo l'installazione delle tubature.

! AVVERTENZA

- NON usare componenti elettrici acquistati localmente all'interno del prodotto.
- NON prelevare l'alimentazione elettrica per la valvola ecc. dalla morsettiera. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o incendi.

! AVVERTENZA

L'installazione va eseguita da un installatore, la scelta dei materiali e l'installazione devono rispettare la legislazione applicabile.

Per l'installatore

3 Informazioni relative all'imballo


Tenere presente quanto segue:

- Alla consegna, l'unità DEVE essere controllata per verificare l'eventuale presenza di danni e la completezza. Eventuali danni o parti mancanti DEVONO essere segnalati immediatamente all'agente addetto ai reclami del trasportatore.
- Per evitare danni durante il trasporto, portare l'unità ancora imballata il più vicino possibile al luogo d'installazione definitivo.
- Preparare anticipatamente il percorso lungo il quale si intende trasportare l'unità nella posizione di installazione finale.

3.1 Disimballaggio e movimentazione del ventilconvettore


Sollevare l'unità utilizzando un'imbracatura di materiale morbido o piastre di protezione insieme a una corda. Serve a evitare danni o graffi all'unità.

- Sollevare l'unità agganciandola alle apposite staffe, senza esercitare alcuna pressione su altre parti, in particolare sulle tubazioni di scarico e sull'isolamento termico.




! AVVISO

NON sollevare l'unità dagli attuatori delle valvole (a).



! AVVISO


NON sollevare l'unità dalla presa della vaschetta di drenaggio (b).






AVVISO

NON sollevare l'unità dalla vaschetta di drenaggio secondaria (c).



3.2 Rimozione degli accessori dal ventilconvettore




- a Morsetto in metallo
- b Tubo flessibile di drenaggio
- c Rondella per staffa di sostegno
- d Vite
- e Guarnizione
- f Tampone sigillante grande per tubo flessibile di scarico
- g Manuale di installazione e d'uso
- h Coperchio anti-trasudamento
- i Guida per l'installazione
- j Tubo di protezione (tubo termoretraibile)
- k Isolamento termico per le valvole (1 per 2 tubi e 2 per 4 tubi) (*)
- l Fascetta di fissaggio per isolamento termico delle valvole (2 per 2 tubi e 4 per 4 tubi) (*)
- m 2 fascette fermacavi per fissare il cavo in loco come ricambio
- n 4 fascette fermacavi (resistenti al calore)
- o Vaschetta di drenaggio secondaria
- * Solo modelli con valvola montata in fabbrica

4 Informazioni sulle unità e sulle opzioni

4.1 Identificazione

4.1.1 Etichetta di identificazione: Unità ventilconvettore

Luogo



Identificazione del modello

Esempio: F W Q 04 A A T N 5 V1--

Codice	Descrizione
F	Unità ventilconvettore
W	Acqua
Q	Motore BLDC del condotto (ESP medio)
04	Capacità totale nominale (kW) (04=2 kW)
A	Serie primaria del modello
A	Modifica secondaria al modello
T	2 tubi
F	4 tubi
N	Senza valvola
V	Valvola a 3 vie (ON/OFF - 230 V)
T	Valvola a 2 vie (ON/OFF - 230 V)
5	Fabbrica Hendek
V1	Monofase / 220-240 V/ 50 Hz
-	Nessuna opzione
-	"L", Collegamento idraulico sul lato sinistro, Collegamento elettrico sul lato sinistro "R", Collegamento idraulico sul lato destro – Collegamento elettrico sul lato sinistro

5 Installazione dell'unità

5.1 Preparazione del luogo di installazione



AVVERTENZA

Utilizzare SEMPRE condotti, isolamenti termici e raccordi non infiammabili; i materiali infiammabili possono causare incendi.

5 Installazione dell'unità




AVVISO

L'unità deve essere installata ad almeno 2,5 metri dal pavimento.



AVVISO

Lo spazio tra il soffitto e l'unità deve essere ≥ 10 mm e lo spazio di aspirazione deve essere ≥ 150 mm.



INFORMAZIONE

Il livello di pressione sonora è inferiore a 70 dBA.



ATTENZIONE

Apparecchio NON accessibile al pubblico generico. Montarlo in un'area protetta dal facile accesso.

Quest'unità è adatta all'installazione in ambienti commerciali e dell'industria leggera.



AVVISO

Qualora l'installazione dalla parte inferiore NON sia possibile, come ad esempio nel caso di soffitti molto alti, l'accesso all'unità per l'installazione e la manutenzione deve essere possibile dalla parte superiore del soffitto.

Scegliere un sito d'installazione che soddisfi i requisiti riportati di seguito e incontri il consenso del cliente.

- Lo spazio attorno all'unità deve essere adeguato per la manutenzione e l'assistenza. Lo spazio attorno all'unità deve consentire una circolazione e una distribuzione sufficiente dell'aria. Vedere la sezione Spazio richiesto per l'installazione.
- Assicurarsi che l'area sia ben ventilata. NON ostruire le aperture di ventilazione.
- Assicurarsi che il sito di installazione possa sopportare il peso e le vibrazioni dell'unità.
- In caso di perdite d'acqua, assicurarsi che non si verifichino danni all'ambiente d'installazione e all'area circostante.
- Scegliere una posizione dove i rumori di funzionamento e l'aria calda/fredda scaricata dall'unità non possano creare disturbi alle persone e la posizione venga scelta in conformità alle normative vigenti.
- Drenaggio.** Assicurarsi che l'acqua della condensa possa essere evacuata adeguatamente.
- Nei luoghi in cui la ricezione è debole, mantenere una distanza di almeno 3 m per evitare le interferenze elettromagnetiche di altri apparecchi e utilizzare tubi protettivi per le linee di alimentazione e trasmissione.
- Luci a fluorescenza.** Durante l'installazione di un comando a distanza wireless (interfaccia utente) in una stanza con luci a fluorescenza, tenere presente quanto indicato di seguito per evitare interferenze:
 - Installare il comando a distanza wireless (interfaccia utente) più vicino possibile all'unità interna.
 - Installare l'unità interna il più lontano possibile dalle luci a fluorescenza.

NON installare l'unità in luoghi che vengono utilizzati spesso come luoghi di lavoro. In caso di lavori di costruzione (es. molatura) in cui si genera una grande quantità di polvere, l'unità DEVE essere coperta.


Non installare o utilizzare l'unità nei locali indicati di seguito.

- Luoghi in cui siano presenti olio minerale o saturi di aerosol o vapori d'olio, ad esempio nelle cucine (le parti in plastica potrebbero deteriorarsi).
- Luoghi in cui sono presenti gas corrosivi, ad esempio gas sulfurei. Le tubazioni in rame e i punti ottonati potrebbero corrodersi.
- Luoghi in cui l'aria contiene elevate quantità di sale, ad esempio in prossimità delle coste, e luoghi in cui la tensione di linea è soggetta a grandi fluttuazioni (es. nelle fabbriche o su veicoli e natanti).
- In presenza di macchine che emettono onde elettromagnetiche. Le onde elettromagnetiche disturbano il sistema di controllo e causano malfunzionamenti dell'apparecchio.
- In luoghi in cui esiste il rischio d'incendio dovuto alla perdita di gas infiammabili (esempio: diluenti o benzina), fibre di carbonio, polvere incendiabile.
- L'unità NON può essere installata in bagno.


5.2 Intercambiabilità

La posizione del prodotto deve essere modificata a terra.


- 1 Smontare la lamiera di copertura, afferrare la piastra e svuotare le vaschette dell'unità.




- 2 Svitare le viti di fissaggio dello scambiatore di calore e rimuovere lo scambiatore di calore dall'unità.




3 Rimuovere le piastre di supporto dallo scambiatore di calore.




4 Ruotare lo scambiatore di calore nella direzione indicata sotto.




5 Montare le piastre di supporto sullo scambiatore di calore nella posizione corretta mostrata sotto.



6 Montare i componenti di plastica, la lamiera e le vaschette di drenaggio come illustrato sotto.




7



AVVISO

Utilizzare sempre le valvole superiori di spurgo dell'aria.


5 Installazione dell'unità



5.3 Montaggio dell'unità

5.3.1 Installazione dei bulloni di sospensione

Utilizzare il modello per determinare le posizioni dei bulloni di sospensione (parte superiore dell'imballaggio). Le posizioni dei bulloni di sospensione sono indicate sul modello in carta. È possibile effettuare i fori mettendo il modello in carta sul soffitto.




a Sagoma di cartone per l'installazione. (parte superiore dell'imballaggio)


5.3.2 Per montare l'unità

Realizzare in una posizione idonea sul soffitto l'apertura necessaria per l'installazione. Potrebbe essere necessario rinforzare l'intelaiatura del controsoffitto per mantenere il soffitto in piano ed evitare vibrazioni.

Per i dettagli, rivolgersi al costruttore.




- **Resistenza del soffitto.** Verificare che il soffitto sia sufficientemente robusto per sopportare il peso dell'unità. In caso di dubbi, rinforzare il soffitto prima di installare l'unità.
 - Per i soffitti esistenti, utilizzare dispositivi di ancoraggio.
 - Per i soffitti nuovi, utilizzare tasselli incassati, dispositivi di ancoraggio incassati o altri componenti da reperire in loco.



- a Soletta del soffitto
- b Dispositivo di ancoraggio
- c Dado lungo o tenditore girevole
- d Bullone di sospensione


- **Bulloni di sospensione.** Utilizzare bulloni di sospensione M8~M10 per l'installazione. Montare la staffa di sostegno sul bullone di sospensione. Fissarla saldamente con un dado e una rondella sia dal lato superiore sia dal lato inferiore della staffa di sostegno.




- a Dado (da reperire in loco)
- b Rondella (da reperire in loco)
- c Staffa di sostegno
- d Dado doppio (da reperire in loco)

- Collocare l'unità nella posizione corretta per l'installazione.


Per i modelli con collocazione a destra:



Per i modelli con collocazione a sinistra:



- Verificare che l'unità sia perfettamente in piano.
- **Messa in piano.** Assicurarsi che l'unità sia in piano a tutti e 4 gli angoli utilizzando una bolla o un tubo di vinile trasparente pieno d'acqua.



a Livello
b Tubo di vinile



AVVISO

NON installare l'unità in posizione inclinata. **Conseguenza possibile:** Se l'unità fosse inclinata in senso contrario rispetto alla direzione del flusso della condensa (con il lato della tubazione di scarico sollevato), l'acqua potrebbe gocciolare.

5.4 Installazione delle tubazioni dell'acqua

5.4.1 Preparazione delle tubazioni idrauliche

Prima di realizzare le tubazioni dell'acqua, controllare quanto segue:

- La pressione massima dell'acqua è 1,6 MPa.

L'unità è dotata di un'entrata e un'uscita per l'acqua, per il collegamento al circuito idraulico. Il circuito idraulico deve essere realizzato da un installatore e deve essere conforme alla legislazione applicabile.

- La temperatura minima dell'acqua è 5°C.
- La temperatura massima dell'acqua è 90°C.
- Assicurarsi di installare nella tubazione realizzata in loco dei componenti in grado di sopportare la pressione e la temperatura dell'acqua.
- Prevedere dispositivi di sicurezza adeguati nel circuito idraulico, per garantire che la pressione dell'acqua non superi mai la pressione di esercizio massima consentita.
- Predisporre un drenaggio adeguato per la valvola di sicurezza (se installata), per evitare che l'acqua possa entrare in contatto con le parti elettriche.
- Dotare l'unità di valvole di intercettazione per poter eseguire i normali interventi di riparazione senza dover svuotare il sistema.
- Installare dei rubinetti di scarico nei punti più bassi del sistema, per consentire lo svuotamento completo del circuito durante la manutenzione o la riparazione dell'unità.
- Installare valvole di spurgo dell'aria in tutti i punti più alti del sistema. Le valvole devono essere situate in punti facilmente accessibili per la riparazione.
- Proteggere le tubazioni dai danni fisici.



AVVISO

Assicurarsi che la qualità dell'acqua sia conforme alla direttiva UE 2020/2184.



AVVISO

È consentito utilizzare glicole, ma in quantità NON superiori al 40% del volume. Una quantità maggiore di glicole potrebbe danneggiare i componenti idraulici.



AVVISO

L'unità deve essere utilizzata SOLAMENTE in un impianto idraulico chiuso. L'utilizzo in un circuito idraulico aperto può comportare una corrosione eccessiva delle tubazioni dell'acqua.

5.4.2 Collegamento delle tubazioni dell'acqua



ATTENZIONE

Utilizzare sempre le valvole per controllare la circolazione dell'acqua all'interno dell'unità. Se il ventilconvettore è spento, ma l'acqua continua a circolare nell'unità, si formerà della condensa sull'unità e l'acqua potrebbe gocciolare.



AVVISO

Non esercitare una forza eccessiva per collegare la tubazione. In caso contrario, la tubazione dell'unità si potrebbe deformare. La deformazione delle tubazioni può causare il malfunzionamento dell'unità.




AVVISO

Accertarsi di isolare tutte le tubazioni. Le tubazioni esposte possono causare la formazione di condensa.




PERICOLO: RISCHIO DI USTIONI/SCOTTATURE



AVVISO

Le figure relative all'installazione delle tubazioni dell'acqua sotto il titolo "Collegamento delle tubazioni dell'acqua" sono basate sul punto di vista presentato nell'illustrazione sopra.


FWQ(04/05/07/09/11/14/17/20/25)AA(T/F)(N/T/V)5V1--	FWQ(04/05/07/09/11/14/17/20/25)AA(T/F)(N/T/V)5V1-R
--	--



- a Uscita dell'acqua calda (3/4 femmina BSP)
- b Ingresso dell'acqua calda (3/4 femmina BSP)
- c Spurgo dell'aria di riscaldamento
- d Uscita del raffreddamento (3/4 femmina BSP)
- e Spurgo dell'aria di raffreddamento
- f Ingresso del raffreddamento (3/4 femmina BSP)

5 Installazione dell'unità

Riempimento del circuito idraulico



- a Spurgo dell'aria
- b Valvola di sfogo della pressione
- c Tappo

Durante il riempimento potrebbe non essere possibile eliminare tutta l'aria dal sistema. L'aria rimasta può essere rimossa durante le prime ore di funzionamento dell'unità. Per rimuovere l'aria dall'unità, si utilizza la valvola di spurgo aria manuale.

- 1 Aprire il tappo.
- 2 Premere la valvola di sicurezza per fare uscire l'aria dai circuiti idraulici dell'unità.
- 3 Chiudere il tappo.
- 4 Successivamente, potrebbe essere necessario eseguire un rabbocco (ma mai attraverso la valvola di spurgo aria).

! AVVISO

La presenza di aria all'interno del circuito idraulico può causare un malfunzionamento. Durante il riempimento, potrebbe non essere possibile rimuovere tutta l'aria dal circuito. L'aria rimanente fuoriuscirà dalle valvole di spurgo aria automatiche durante le prime ore di funzionamento del sistema. In seguito potrebbe essere necessario rabboccare l'acqua.

! AVVISO


Assicurarsi che la qualità dell'acqua sia conforme alla direttiva UE 2020/2184.

5.5 Installazione delle tubazioni di drenaggio

5.5.1 Linee guida per l'installazione delle tubazioni di scarico


Linee guida generali

- **Lunghezza dei tubi.** Mantenere la tubazione di scarico il più corta possibile.
- **Dimensione del tubo.** La dimensione del tubo deve essere uguale o maggiore a quella del tubo di collegamento (tubo in vinile con diametro nominale di 25 mm e diametro esterno di 32 mm).
- **Pendenza.** Assicurarsi che le tubazioni di scarico siano in discesa (pendenza minima 1/100) per evitare che l'aria resti intrappolata nelle tubazioni. Utilizzare le barre di sostegno come mostrato.
- **Condensa.** Adottare misure contro la formazione di condensa. Isolare l'intera tubazione di scarico nell'edificio.
- **Pendenza.** Assicurarsi che le tubazioni di scarico siano in discesa (pendenza minima 1/50) per evitare che l'aria resti intrappolata nelle tubazioni. Utilizzare le barre di sostegno come mostrato.



- a Barra di sostegno
Consentito
- x Barra di sostegno
Non consentito

- Se necessario, per creare la pendenza è possibile installare una tubazione inclinata.
 - Inclinazione del tubo flessibile di scarico: 0~75 mm per evitare sollecitazioni sulla tubazione e bolle d'aria.
 - Tubazione inclinata: ≤300 mm dall'unità, ≤675 mm perpendicolarmente all'unità.



- a Morsetto in metallo (accessorio)
- b Tubo flessibile di drenaggio (accessorio)
- c Tubazione di scarico inclinata (tubo di vinile con diametro nominale 25 mm e diametro esterno 32 mm) (da reperire in loco)
- d Barre di sospensione (da reperire in loco)

5.5.2 Collegamento delle tubazioni di scarico

Per collegare le tubazioni di drenaggio


! AVVISO

L'errato collegamento del tubo flessibile di scolo può causare perdite e danni allo spazio d'installazione e all'area circostante.

- 1 Spingere il flessibile di drenaggio il più possibile nell'apertura di drenaggio.
- 2 Stringere la vite dal tubo flessibile di drenaggio alla superficie della vaschetta di drenaggio.
- 3 Verificare se ci sono perdite d'acqua.


! AVVISO

L'unità è equipaggiata con una pompa di scarico, pertanto nella vaschetta di drenaggio potrebbe rimanere dell'acqua. Per scaricarla, rimuovere il tappo di gomma (b) e rimontarlo saldamente dopo il drenaggio.



a Apertura di drenaggio
b Tappo di gomma

- 4 Inserire il tubo flessibile di scarico e serrarlo con la vite di fissaggio (set degli accessori).



c Tubo flessibile di drenaggio



AVVISO

L'unità deve essere utilizzata con un tubo flessibile di scarico. Il mancato serraggio potrebbe causare perdite d'acqua e vibrazioni.

5.6 Installazione delle apparecchiature opzionali

5.6.1 Preparazione delle apparecchiature opzionali



INFORMAZIONE

Apparecchiature opzionali. Per installare le apparecchiature opzionali, leggere anche il relativo manuale d'installazione. A seconda delle condizioni riscontrate in loco, potrebbe risultare più agevole installare prima le apparecchiature opzionali.

Apparecchiature opzionali	Codice d'identificazione
Valvola a 2 vie - ON/OFF (AC 230 V)	EK02WV2V3W5A
Valvola a 2 vie - ON/OFF (AC 230 V)	EK08WV2V3D5A
Valvola a 2 vie - ON/OFF (AC 230 V)	EK06WV2V3C5A
Valvola a 3 vie - ON/OFF (AC 230 V)	EK02WV3V3W5A
Valvola a 3 vie - ON/OFF (AC 230 V)	EK08WV3V3D5A
Valvola a 3 vie - ON/OFF (AC 230 V)	EK06WV3V3C5A
PICV FAN-Q DN20 HF	E4C2QPICV20D5A
PICV AB-QM 4.0 15 HF	E4C2APICV15D5A

Apparecchiature opzionali	Codice d'identificazione
PICV AB-QM 4.0 20 HF	E4C2APICV20D5A
Supporto per filtro G3 (600 mm)	EKAF06G3PQ5A
Supporto per filtro G3 (800 mm)	EKAF08G3PQ5A
Supporto per filtro G3 (1100 mm)	EKAF11G3PQ5A
Supporto per filtro G3 (1500 mm)	EKAF15G3PQ5A
Supporto per filtro G4 (600 mm)	EKAF06G4PQ5A
Supporto per filtro G4 (800 mm)	EKAF08G4PQ5A
Supporto per filtro G4 (1100 mm)	EKAF11G4PQ5A
Supporto per filtro G4 (1500 mm)	EKAF15G4PQ5A
Pieno per lato di scarico (per FWQ(04/05)AA)	EKPLEN1Q5A
Pieno per lato di scarico (per FWQ(07)AA)	EKPLEN2Q5A
Pieno per lato di scarico (per FWQ(09/11/14)AA)	EKPLEN3Q5A
Pieno per lato di scarico (per FWQ(17/20/25)AA)	EKPLEN4Q5A

6 Impianto elettrico



PERICOLO: RISCHIO DI ELETTROCUZIONE



AVVERTENZA

Per i cavi di alimentazione utilizzare SEMPRE cavi a più trefoli.



AVVERTENZA

Utilizzare un interruttore che scolga tutti i poli con una distanza dei contatti di almeno 3 mm che provveda alla completa disconnessione nella condizione di sovratensione di categoria III.

6.1 Preparazione del cablaggio elettrico



AVVERTENZA

Tutti i collegamenti elettrici in loco e i componenti DEVONO essere installati da un installatore qualificato e DEVONO essere conformi alla legislazione applicabile.



PERICOLO: RISCHIO DI ELETTROCUZIONE



AVVERTENZA

In conformità alla legislazione applicabile, i cavi fissi DEVONO essere dotati di un interruttore generale o comunque di altri dispositivi per lo scollegamento che dispongano della separazione dei contatti in tutti i poli.



ATTENZIONE

- Quando si collega il cavo di alimentazione: effettuare il collegamento a terra prima di stabilire i collegamenti della corrente.
- Quando si scolga il cavo di alimentazione: scollegare i collegamenti della corrente prima di separare il collegamento di messa a terra.
- La lunghezza dei conduttori tra la distensione dell'alimentazione e la morsettiera DEVE essere tale da consentire la tesatura dei cavi della corrente prima del cavo di messa a terra, nel caso in cui l'alimentazione venga staccata dalla distensione.

6 Impianto elettrico



AVVERTENZA

- Dopo aver completato i collegamenti elettrici, accertarsi che tutti i componenti elettrici e i terminali all'interno del quadro elettrico siano collegati saldamente.
- Assicurarci che tutti i coperchi siano stati chiusi prima di avviare l'unità.



AVVERTENZA

NON applicare carichi capacitivi o induttivi permanenti al circuito senza assicurarsi che NON si superino i valori di corrente e tensione consentiti per l'apparecchiatura in uso.



AVVISO

L'apparecchiatura descritta nel presente manuale potrebbe causare disturbi elettromagnetici generati dall'energia a radio frequenza. L'apparecchiatura è conforme alle specifiche redatte per offrire una protezione ragionevole contro tali interferenze. Ciononostante, non esistono garanzie che escludano tale interferenza in una particolare installazione.

Si consiglia pertanto di installare l'apparecchiatura e i cavi elettrici assicurando una distanza adeguata dalle apparecchiature stereo, dai personal computer, ecc.



PERICOLO: RISCHIO DI ELETTROCUZIONE

- DISATTIVARE tutte le sorgenti di alimentazione prima di rimuovere il coperchio della morsettieria del ventilconvettore quando si collegano cavi elettrici o si tocca qualsiasi componente elettrico.
- Scollegare la sorgente di alimentazione per più di 10 minuti e misurare la tensione ai terminali dei condensatori del circuito principale o dei componenti elettrici prima di intervenire. La tensione DEVE essere minore di 50 V CC prima che sia possibile toccare i componenti elettrici. Per quanto riguarda la posizione dei terminali, consultare lo schema dell'impianto elettrico.
- NON toccare i componenti elettrici con le mani bagnate.
- NON lasciare l'unità incustodita se è stato rimosso il coperchio della morsettieria.



AVVERTENZA

- Utilizzare SOLO fili di rame.
- Verificare che i collegamenti in loco siano conformi alla legislazione vigente.
- Tutti i collegamenti in loco DEVONO essere eseguiti in conformità allo schema elettrico fornito con il prodotto.
- Non stringere MAI i fasci di cavi e assicurarsi che NON entrino a contatto con tubazioni e bordi taglienti. Verificare che sui collegamenti dei morsetti non gravi alcuna pressione esterna.
- Assicurarci di installare il cablaggio di messa a terra. NON effettuare la messa a terra dell'unità tramite tubi accessori, assorbitori di sovratensione o la messa a terra del telefono. Una messa a terra incompleta può provocare scosse elettriche.
- Accertarsi di installare i fusibili o gli interruttori di circuito richiesti.
- Accertarsi di installare un interruttore di dispersione a terra. La mancata osservanza di tale prescrizione può provocare scosse elettriche o incendi.

6-1 Specifiche per i collegamenti elettrici in loco

Specifiche	
Fusibile di sovracorrente consigliato (A)	5
Fase	1
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	220~240
Tolleranza della tensione (%)	±10
Dimensioni dei fili (sezione trasversale in mm ²)	0,75~1,25
Interruttore di dispersione a massa	Deve essere conforme alle norme vigenti

6.2 Collegamento del cablaggio elettrico



PERICOLO: RISCHIO DI ELETTROCUZIONE



AVVERTENZA

Per i cavi di alimentazione utilizzare SEMPRE cavi a più trefoli.



AVVERTENZA

Utilizzare un interruttore che scollega tutti i poli con una distanza dei contatti di almeno 3 mm che provveda alla completa disconnessione nella condizione di sovratensione di categoria III.

! AVVISO

Precauzioni per la posa dei cavi di alimentazione:



- NON collegare cavi di diverso spessore alla morsettiera di alimentazione (la presenza di gioco nei cavi di alimentazione può causare un calore anomalo).
- Se si collegano cavi dello stesso spessore, procedere come indicato nella figura sopra.
- Durante la posa dei fili elettrici, utilizzare fili per l'alimentazione specifici e collegarli saldamente, quindi assicurarsi di evitare che sulla morsettiera venga esercitata una pressione esterna.
- Utilizzare un apposito cacciavite per serrare le viti dei morsetti. Un cacciavite a testa piccola danneggerebbe la testa e renderebbe impossibile il serraggio.
- Un serraggio troppo stretto può danneggiare le viti dei morsetti.

! AVVISO

- Attenersi allo schema dell'impianto elettrico (fornito con l'unità e posto all'interno del coperchio di servizio).
- Per istruzioni su come collegare le apparecchiature opzionali, consultare il manuale di installazione fornito con le apparecchiature opzionali.
- Assicurarsi che i collegamenti elettrici NON ostacolino la corretta riapplicazione del coperchio di servizio.

È importante che i cavi di alimentazione e i cavi di interconnessione siano tenuti separati. Per evitare interferenze elettriche, la distanza tra i due tipi di cavi deve essere SEMPRE pari ad almeno 50 mm.


! AVVISO

Assicurarsi di tenere la linea di alimentazione separata dalla linea di interconnessione. I cavi di interconnessione e i cavi di alimentazione possono incrociarsi, ma NON correre paralleli.


1)

! ATTENZIONE


Tagliare con attenzione la gomma di protezione (a), utilizzando uno strumento adatto, per creare un'apertura in cui far passare il cavo. Utilizzare lo strumento in sicurezza per evitare lesioni.




2) Far passare il cavo di modulazione della ventola 0-10 V DC attraverso la gomma di protezione (a) e collegarlo al terminale X2M. Utilizzare i morsetti per cavi (b) per fissare il cavo.



3) Far passare i cavi dei segnali di riscaldamento e raffreddamento AC attraverso la gomma di protezione (a) e collegarli dal sistema di comando a distanza al terminale X2M. Utilizzare i morsetti per cavi (c) per fissare i cavi.




4) Collegare i fili L, N e Earth per l'alimentazione del sistema di comando a distanza alla parte inferiore del terminale X1M.




5) Collegare i cavi di alimentazione (L, N, Earth) alla parte superiore del terminale X1M.

7 Configurazione




6) Chiudere il coperchio del quadro elettrico dopo aver completato i collegamenti elettrici.



7 Configurazione

7.1 Posizionamento del microinterruttore DIP

È dichiarata la velocità M nella condizione standard Eurovent 50 Pa. Se ESP alla velocità M è superiore a 50 Pa, è possibile impedire una diminuzione della capacità dovuta a ESP elevato modificando l'impostazione del microinterruttore DIP. Per i dettagli sulle impostazioni e sulle specifiche prestazionali del microinterruttore DIP, consultare FSS.



(*) Condizione nominale Eurovent 50 Pa alla velocità M (impostazione di fabbrica).

8 Messa in esercizio



AVVISO

NON interrompere la prova di funzionamento.

8.1 Elenco di controllo prima della messa in esercizio

- 1 Dopo l'installazione dell'unità, controllare le voci riportate di seguito.
- 2 Chiudere l'unità.
- 3 Accendere l'unità.

<input type="checkbox"/>	Dovete aver letto tutte le istruzioni d'installazione, come descritto nella guida di consultazione per l'installatore .
<input type="checkbox"/>	Le unità interne sono montate correttamente.
<input type="checkbox"/>	NON vi sono fasi mancanti o fasi invertite .
<input type="checkbox"/>	Il sistema è correttamente messo a terra e i terminali di massa sono serrati.
<input type="checkbox"/>	I fusibili , gli interuttori di protezione o i dispositivi di protezione installati localmente sono della dimensione e del tipo specificati in questo documento e NON sono stati aggirati.
<input type="checkbox"/>	La tensione di alimentazione corrisponde alla tensione indicata sulla targhetta di identificazione dell'unità.
<input type="checkbox"/>	Non è presente NESSUN collegamento allentato o componente elettrico danneggiato nel quadro elettrico.
<input type="checkbox"/>	Non c'è NESSUN componente danneggiato o tubo schiacciato all'interno delle unità interne ed esterne.
<input type="checkbox"/>	È installata la dimensione dei tubi corretta e i tubi sono correttamente isolati.

Per l'utente

9 Istruzioni di sicurezza per l'utente

Rispettare sempre le seguenti istruzioni e norme di sicurezza.

9.1 Istruzioni per un utilizzo sicuro



ATTENZIONE

NON inserire mani, corde o altri oggetti nell'ingresso o nell'uscita dell'aria. La rotazione del ventilatore ad alta velocità può causare lesioni.

ATTENZIONE: Prestare attenzione al ventilatore!
 È pericoloso ispezionare l'unità mentre il ventilatore è in funzione.
 SPEGNERE l'interruttore principale prima di eseguire qualunque attività di manutenzione.

ATTENZIONE
 Dopo un uso prolungato, verificare le condizioni dei raccordi e del supporto dell'unità. Se sono danneggiati, l'unità potrebbe cadere e provocare danni alle persone.

ATTENZIONE
 Un'esposizione prolungata al flusso d'aria proveniente dall'apparecchio non è salutare.

ATTENZIONE
 Non toccare MAI le parti interne del telecomando.

PERICOLO: RISCHIO DI ELETTROCUZIONE
 Per pulire il filtro dell'aria, interrompere il funzionamento e disattivare tutte le fonti di alimentazione. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche e lesioni.

AVVERTENZA
 NON collocare contenitori di spray infiammabili accanto al climatizzatore; NON utilizzare spray vicino all'unità. Ciò potrebbe causare incendi.

AVVERTENZA
 Prima di metterla in funzione, assicurarsi che l'installazione sia stata effettuata a regola d'arte da parte di un installatore.

AVVERTENZA
 L'apparecchiatura deve essere conservata in maniera tale da evitare danni meccanici e in una stanza ben aerata, senza fonti di accensione in funzionamento continuo (ad esempio fiamme libere, apparecchiature a gas in funzione o riscaldatori elettrici in funzione). Le dimensioni del locale devono corrispondere a quelle specificate nella sezione Precauzioni generali per la sicurezza.

AVVERTENZA
Interrompere il funzionamento e DISATTIVARE l'alimentazione se si verificano anomalie (puzza di bruciato, ecc.).
 Se l'unità continua a funzionare in tali circostanze, possono verificarsi guasti, scosse elettriche o incendi. Contattare il rivenditore.

10 Informazioni sul sistema

AVVERTENZA
 NON modificare, smontare, rimuovere, reinstallare o riparare l'unità da soli. Uno smontaggio o un'installazione errati potrebbero favorire il rischio di folgorazione o incendio. Contattare il rivenditore.

AVVISO
 NON utilizzare il sistema per scopi diversi. NON utilizzare l'unità per raffreddare strumenti di precisione, cibo, piante, animali e opere d'arte. Ne potrebbe conseguire un deterioramento della qualità.

AVVISO
 Per modifiche o espansioni future del sistema:
 Nei dati tecnici è disponibile una panoramica completa delle combinazioni consentite (per le future estensioni del sistema), a cui è opportuno fare riferimento. Rivolgersi all'installatore per ottenere ulteriori informazioni e una consulenza professionale.

11 Prima dell'uso

AVVERTENZA
 L'unità contiene componenti elettrici e caldi.

AVVERTENZA
 Prima di metterla in funzione, assicurarsi che l'installazione sia stata effettuata a regola d'arte da parte di un installatore.

ATTENZIONE
 Non esporre MAI bambini piccoli, piante o animali direttamente al flusso d'aria.

Questo manuale è riferito agli apparecchi sotto indicati e dotati di sistema di controllo standard. Prima dell'uso, contattare il rivenditore per informazioni sulla modalità di funzionamento corrispondente al tipo e alla versione del sistema. Se il vostro impianto è dotato di un sistema di controllo particolare, l'installatore dovrà fornirvi le relative indicazioni per la gestione dello stesso.

Modalità di funzionamento:

- Riscaldamento e raffreddamento (aria-aria).
- Sola ventilazione (aria-aria).

Questo manuale d'uso contiene una panoramica non esaustiva delle principali funzioni del sistema.

Per ulteriori informazioni sull'interfaccia utente, consultare il manuale d'installazione dell'interfaccia utente installata.

12 Funzionamento

12.1 Intervallo di funzionamento

Le seguenti condizioni sono limiti di funzionamento standard. Per condizioni diverse, consultare il rivenditore.

Modalità di funzionamento	Intervallo di funzionamento
Raffreddamento ^{(a),(b)}	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limite di temperatura dell'aria: DB: 15°C~33°C – WB: 11,6°C~29°C ▪ Limite di temperatura dell'acqua (ingresso/uscita): 5°C/28°C ▪ Delta acqua T,ΔT: 3~10
Riscaldamento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Limite di temperatura dell'aria: DB: 15°C~27°C ▪ Limite di temperatura dell'acqua: 35°C~90°C ▪ Delta acqua T,ΔT: 5~20

^(a) Il limite dell'umidità relativa dell'aria ambiente è RH≤80%.

^(b) Potrebbero verificarsi condensa e gocciolamento dell'acqua quando l'unità supera il proprio intervallo di funzionamento.

13 Risparmio energetico e funzionamento ottimale

Per un corretto funzionamento del sistema, attenersi alle seguenti precauzioni.

- Regolare correttamente l'uscita d'aria ed evitare di rivolgere il flusso dell'aria verso gli occupanti della stanza.
- Regolare la temperatura della stanza in modo da creare un ambiente confortevole. Evitare un riscaldamento o un raffreddamento eccessivi.
- Proteggere la stanza dalla luce diretta del sole durante il raffreddamento mediante tende o dispositivi oscuranti.
- Aerare spesso. Un utilizzo prolungato implica un'attenzione particolare per l'aerazione.
- Tenere chiuse le porte e le finestre. Se porte e finestre rimangono aperte, l'aria uscirà dalla stanza riducendo l'effetto di raffreddamento o riscaldamento.
- EVITARE un raffreddamento o un riscaldamento eccessivo. Per risparmiare energia, mantenere l'impostazione della temperatura ad un livello medio.
- Non appoggiare MAI oggetti accanto all'ingresso o all'uscita dell'aria dell'unità, in quanto l'effetto di riscaldamento/raffreddamento potrebbe ridursi oppure l'unità potrebbe arrestarsi.

AVVISO

NON utilizzare il sistema per scopi diversi. NON utilizzare l'unità per raffreddare strumenti di precisione, cibo, piante, animali e opere d'arte. Ne potrebbe conseguire un deterioramento della qualità.

ATTENZIONE

NON azionare il sistema se nel locale è stato utilizzato un insetticida fumigante. Le sostanze chimiche potrebbero depositarsi nell'unità e mettere in pericolo la salute delle persone particolarmente sensibili alle sostanze chimiche.

14 Manutenzione e assistenza

14.1 Precauzioni generali di sicurezza

 **PERICOLO: RISCHIO DI USTIONI/SCOTTATURE**

 **PERICOLO: RISCHIO DI ELETTROCUZIONE**

AVVISO

Mantenere pulito il filtro dell'aria e controllare periodicamente il tasso del flusso d'aria.

AVVERTENZA

- Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione o di riparazione, spegnere SEMPRE l'interruttore di circuito sul pannello di alimentazione.
- NON toccare le sezioni conduttive.
- NON pulire con acqua la parte esterna dell'unità. Si potrebbero provocare scosse elettriche o incendi.

Per pulire l'esterno del ventilconvettore:

- Spegnere il ventilconvettore.
- Pulire l'esterno del ventilconvettore con un panno morbido.

ATTENZIONE

- NON ostruire in alcun modo l'ingresso o l'uscita dell'aria dell'unità.
- NON appoggiare indumenti bagnati o umidi sulla griglia di uscita dell'aria dell'unità.
- NON versare liquidi all'interno dell'apparecchio.

Non pulire mai il ventilconvettore utilizzando:

- solventi chimici aggressivi,
- acqua a temperature superiori a 50°C.

Per la manutenzione del ventilconvettore, contattare l'installatore o la società di assistenza.

14.2 Precauzioni per la manutenzione e l'assistenza

AVVERTENZA

Se un fusibile si brucia, NON sostituirlo MAI con fusibili di amperaggio diverso o con altri cavi. La sostituzione di un fusibile con un cavo o un cavo di rame può provocare guasti o incendi.

ATTENZIONE

Dopo un uso prolungato, verificare le condizioni dei raccordi e del supporto dell'unità. Se sono danneggiati, l'unità potrebbe cadere e provocare danni alle persone.

ATTENZIONE

Scollegare completamente l'alimentazione prima di accedere ai dispositivi terminali.

AVVISO

Per la pulizia dello scambiatore di calore, assicurarsi di rimuovere il quadro elettrico, il motore della ventola, la pompa di scarico e l'interruttore a galleggiante. Acqua e detersivi possono deteriorare l'isolante dei componenti elettronici e provocare la loro bruciatura.

AVVERTENZA

Quando si lavora ad altezze elevate occorre fare molta attenzione con le scale a pioli.

AVVISO

MAI ispezionare né effettuare la manutenzione dell'unità da soli. Incaricare un tecnico specializzato dell'esecuzione di questi interventi. L'utente finale può comunque occuparsi della pulizia del filtro dell'aria.

14.3 Pulizia del filtro dell'aria, della griglia di aspirazione, dell'uscita dell'aria e dei pannelli esterni

ATTENZIONE

Spegnere l'unità prima di pulire il filtro dell'aria, la griglia di aspirazione, l'uscita dell'aria e i pannelli esterni.

AVVISO

- NON sfregare energicamente durante il lavaggio della pala con acqua. **Conseguenza possibile:** Il rivestimento della superficie potrebbe staccarsi.

Pulire con un panno morbido. Se risulta difficile rimuovere le macchie, utilizzare acqua o un detersivo neutro.

14.3.1 Pulizia del filtro dell'aria

Frequenza di pulizia del filtro dell'aria:

- Regola generale: Effettuare la pulizia ogni 6 mesi. Se l'aria nel locale è particolarmente contaminata, aumentare la frequenza della pulizia.
- Se la sporcizia divenisse tale da rendere impossibile la pulizia, sostituire il filtro dell'aria (= apparecchiatura opzionale).




Come pulire il filtro dell'aria:




AVVISO

NON utilizzare acqua a temperatura superiore a 50°C.
Conseguenza possibile: Scolorimento e deformazione.


- 1 Disattivare l'alimentazione. Il filtro dell'aria può essere installato sia sul lato destro che sul lato sinistro. Rimuovere il filtro facendolo scorrere, come mostrato nella figura.



- 2 Separare i filtri l'uno dall'altro.




- 3 Pulire il filtro dell'aria. Utilizzare un aspirapolvere oppure lavare con acqua. Se il filtro dell'aria è particolarmente sporco, usare una spazzola morbida e un detergente neutro.



- 4 Lasciar asciugare il filtro dell'aria all'ombra.
- 5 Rimontare il filtro dell'aria e chiudere la griglia di aspirazione.

15 Risoluzione dei problemi



14.4 Manutenzione dopo un lungo periodo di arresto

Ad esempio all'inizio della stagione.

- Controllare e rimuovere tutto quello che potrebbe bloccare le aperture di ingresso e di uscita delle unità interne ed esterne.
- Pulire i filtri dell'aria e i telai delle unità interne (vedere "14.3.1 Pulizia del filtro dell'aria" [p. 16] e Pulizia dell'uscita dell'aria e dei pannelli esterni).

14.5 Servizio di assistenza e garanzia post-vendita

14.5.1 Manutenzione e ispezione consigliate

L'accumulo di polvere dovuto ad anni di utilizzo comporta un deterioramento delle prestazioni. Poiché lo smontaggio e la pulizia delle unità necessitano di competenza tecnica, per garantire la migliore manutenzione delle unità si consiglia di sottoscrivere un contratto di manutenzione e di controllo oltre ad eseguire le normali attività di manutenzione. La nostra rete di rivenditori ha accesso a una scorta permanente di componenti essenziali in grado di assicurare il perfetto funzionamento dell'unità per il più lungo periodo possibile. Contattare il rivenditore di zona per ulteriori informazioni.

Quando si richiede l'intervento del rivenditore, indicare sempre:

- Il nome di modello completo dell'unità.
- Il numero di produzione (indicato sulla targhetta dell'unità).
- La data di installazione.
- I sintomi del problema di funzionamento e i dettagli del difetto.



AVVERTENZA

NON modificare, smontare, rimuovere, reinstallare o riparare l'unità da soli. Uno smontaggio o un'installazione errati potrebbero favorire il rischio di folgorazione o incendio. Contattare il rivenditore.

14.5.2 Cicli di manutenzione e sostituzione ridotti

Considerare la riduzione del "ciclo di manutenzione" e del "ciclo di sostituzione" nelle seguenti situazioni:

L'unità viene utilizzata in luoghi in cui:

- si registrano fluttuazioni di calore e umidità fuori dall'ordinario;

- esiste un'alta fluttuazione di potenza (tensione, frequenza, distorsione della forma d'onda, ecc.) (l'unità non può essere usata se le fluttuazioni di potenza non rientrano nei limiti consentiti);
- si registrano frequenti urti e vibrazioni;
- nell'aria potrebbero essere presenti polvere, sale, gas tossico o olio nebulizzato, come acido solforoso e acido solfidrico.
- L'apparecchio viene avviato e arrestato frequentemente o il tempo di funzionamento è lungo (luoghi con una climatizzazione di 24 ore).

Ciclo di sostituzione raccomandato delle parti soggette ad usura

Componente	Ciclo di ispezione	Ciclo di manutenzione (sostituzioni e/o riparazioni)
Filtro dell'aria	6 mesi	5 anni
Fusibile	1 anno	10 anni



INFORMAZIONE

I danni imputabili a un disassemblaggio o a una pulizia della parte interna delle unità ad opera di persone diverse dai rivenditori autorizzati potrebbero non essere contemplati nei termini di garanzia.

15 Risoluzione dei problemi

Se si verifica uno dei seguenti malfunzionamenti, prendere i provvedimenti riportati di seguito e contattare il rivenditore.

Il sistema DEVE essere riparato da un tecnico qualificato.

Problema di funzionamento	Misura
In caso di attivazione frequente di un dispositivo di sicurezza, come un fusibile, un interruttore o un interruttore di dispersione a terra, oppure se l'interruttore di accensione/spegnimento non funziona in modo corretto.	Spegnere l'interruttore di alimentazione principale.
Se l'unità perde acqua.	Interrompere il funzionamento.
L'interruttore di accensione non funziona correttamente.	Disattivare l'alimentazione.

Se il sistema NON funziona correttamente per motivi diversi da quelli sopra indicati e non risulta evidente alcuno dei malfunzionamenti sopra indicati, occorre eseguire accertamenti sul sistema attenendosi alle procedure riportate di seguito.

Malfunzionamento	Misura
Se il sistema non funziona affatto.	<ul style="list-style-type: none"> Controllare che non si sia verificata un'interruzione dell'alimentazione. Attendere il ripristino dell'alimentazione. Controllare che non sia intervenuto un fusibile o un interruttore. Sostituire il fusibile o riarmare l'interruttore, se del caso.

Malfunctionamento	Misura
Il sistema funziona, ma il raffreddamento o il riscaldamento sono insufficienti.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Controllare che l'ingresso e l'uscita dell'aria dell'unità ventilconvettore non siano ostruiti da qualche ostacolo. Rimuovere gli eventuali ostacoli e verificare che l'aria possa circolare liberamente. ▪ Controllare che il filtro dell'aria non sia intasato (vedere "14.3.1 Pulizia del filtro dell'aria" ▶ 16)). ▪ Controllare l'impostazione della temperatura. ▪ Controllare l'impostazione della velocità della ventola nell'interfaccia utente. ▪ Verificare se ci sono porte o finestre aperte. Chiudere porte e finestre per evitare l'ingresso del vento. ▪ Verificare che nell'ambiente non si trovino troppe persone mentre l'apparecchio è in funzione nella modalità di raffreddamento. Controllare che la sorgente di calore nell'ambiente non sia eccessiva. ▪ Controllare che nell'ambiente non entri la luce diretta del sole. Fare uso di tende o imposte. ▪ Verificare che la direzione del flusso dell'aria sia corretta.

Se dopo aver controllato tutti i punti di cui sopra risulta impossibile risolvere il problema da soli, contattare l'installatore e comunicare problema, nome completo del modello dell'unità (possibilmente con il numero di produzione) e data di installazione.

15.1 Riposizionamento

Rivolgersi al rivenditore per rimuovere e reinstallare l'intera unità. Per lo spostamento delle unità è necessaria un'alta competenza tecnica.

16 Smaltimento

- Le unità sono contrassegnate con il simbolo seguente:



Indica che i prodotti elettrici ed elettronici NON possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici non differenziati. NON cercare di smontare il sistema da soli: lo smontaggio del sistema e il trattamento del refrigerante, dell'olio e di qualsiasi altra parte DEVONO essere eseguiti da un installatore qualificato in conformità alla legge applicabile.


Le unità DEVONO essere trattate presso una struttura specializzata per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei materiali. Il corretto smaltimento del prodotto eviterà le possibili conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute dell'uomo. Per ulteriori informazioni, contattare l'installatore o l'ente locale preposto.

! AVVISO


NON cercare di smontare il sistema da soli: lo smontaggio del sistema e il trattamento del refrigerante, dell'olio e di qualsiasi altra parte DEVONO essere eseguiti in conformità alla legge applicabile. Le unità DEVONO essere trattate presso una struttura specializzata per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei materiali.

Dopo l'installazione, l'installatore è tenuto a verificare il corretto funzionamento. Se l'unità non funziona, contattare il rivenditore di zona.

Utilizzare lo strumento adeguato per rimuovere le viti. Il prodotto può essere smontato come mostrato sotto.



17 Dati tecnici




Materiali	Elemento
Parte elettrica	24, 40, 41, 61, 63, 64
Alluminio (aletta) + rame (tubo) + acciaio zincato (piastra) + ottone	3
Plastica	6, 12, 13, 16, 25, 26, 37, 55, 56, 58, 59, 66
Schiuma plastica	4, 5, 6, 9, 19, 28
Plastica + metallo	65
Plastica (telaio) + plastica (rete)	54
Acciaio zincato	2, 7, 8, 17, 20, 22, 30, 36, 38, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 57, 62
Acciaio zincato + schiuma plastica	1, 10, 14, 18, 29, 31, 32, 33, 50
Gomma	15, 21, 25, 27, 34, 43

17 Dati tecnici

È disponibile un **sottoinsieme** dei dati tecnici più recenti sul sito web regionale Daikin (accessibile al pubblico). L'**insieme completo** dei dati tecnici più recenti è disponibile sul Daikin Business Portal (richiesta autenticazione).

17.1 Schema elettrico



Colori:

- BLK Nero
- BLU Blu
- BRN Marrone
- GRN Verde
- PPL Viola
- ORG Arancione
- RED Rosso
- WHT Bianco
- YLW Giallo

Note:

- 1 - - - - : 2 TUBI, 4 TUBI - - - - : SOLO 4 TUBI
- 2 : MORSETTIERA : CONNETTORE : ALIMENTAZIONE
- 3 PER I REQUISITI DI ALIMENTAZIONE, VEDERE IL MANUALE DI INSTALLAZIONE.
- 4 PER IL CABLAGGIO DEL SISTEMA DI COMANDO A DISTANZA ESTERNO, SEGUIRE LE ISTRUZIONI RIPORTATE NEL RELATIVO MANUALE.
- 5 X32A E X37A POSSONO ESSERE COLLEGATI SOLO ALLE VALVOLE OPZIONALI DAIKIN SPECIFICATE
- 6 EKER*** È NECESSARIO UTILIZZARE UN KIT QUANDO SI IMPIEGA UNA VALVOLA NON PRESENTE NELL'ELENCO DELLE OPZIONI.

Legenda per gli schemi elettrici:

Unità interna:

A1P	SCHEDA PCB PRINCIPALE
A2P	SCHEDA ELETTRONICA (FWECSAP)
A3P	CONTROLLO ELETTRONICO (FWECSAC)
A4P	COMANDO A DISTANZA AVANZATO PLUS (FWEC3A)
A5P	SCHEDA PCB DELL'ADATTATORE (COLLEGAMENTO DEL PANNELLO)
A6P	PCB DEL REATTORE (ALL'INTERNO DEL GRUPPO COMPO.)
A7P	SISTEMA DI COMANDO A DISTANZA (FWEC10)
C305	CONDENSATORE
FG	MASSA DEL TELAIO
F1U	FUSIBILE (6,3 A, 250 V)
F2U	FUSIBILE DA REPERIRE IN LOCO
DS1	MICROINTERRUTTORE SULLA SCHEDA PCB
H1P	SPIA LAMPEGGIANTE
L1	FILTRO ANTIRUMORE CM (RAFFREDDAMENTO)
L2	INDUTTORE
M1P	MOTORE (POMPA DI SCARICO)

17 Dati tecnici

M1S	MOTORINO DI ROTAZIONE
M2S	
M3S	
M4S	
M5S	
M1F	MOTORE (VENTOLA CC)
S1L	INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE
V1R	PONTE A DIODI
Q1R	INTERRUTTORE DIFFERENZIALE
X1M	MORSETTIERA (ALIMENTAZIONE)
X2M	MORSETTIERA (SEGNALE E TERMINALE DELLA VALVOLA R/C E MODULAZIONE VENTOLA)
Z1F	FILTRO ANTIRUMORE
Z1C	NUCLEO DI FERRITE
Z2C	NUCLEO DI FERRITE
PS	ALIMENTATORE A COMMUTAZIONE
M1B	ATTUATORE DEL RISCALDAMENTO (SOLO 4 TUBI)
M2B	ATTUATORE DEL RAFFREDDAMENTO

Collegamenti alla scheda PCB:

X6A	REATTORE
X15A	INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE
X20A	MOTORE BLDC
X24A	MODULAZIONE VENTOLA
X25A	POMPA DI SCARICO
X27A	ALIMENTAZIONE
X32A	VALVOLA DI RAFFREDDAMENTO
X33A	SEGNALE E VALVOLA R/C
X35A	RISCALDATORE ELETTRICO
X36A	MOTORE PASSO-PASSO (PANNELLO DEC.)
X37A	VALVOLA DI RISCALDAMENTO
X50A	COMUNICAZIONE SERIALE

Collegamenti dei terminali:

0-10 V	MODULAZIONE VENTOLA 0-10 V CC
COM	COMUNE
HEAT	SEGNALE DI RISCALDAMENTO
COOL	SEGNALE DI RAFFREDDAMENTO

Scheda elettronica (FWEDA)

C56	DO5 /DO6 COMUNE
DO5	VALVOLA DI RAFFREDDAMENTO
DO6	VALVOLA DI RISCALDAMENTO
AC OUT1	LINEA 24 VCA
AC OUT2	LINEA 24 VCA
L	FASE
N	NEUTRO
PE	GROUND
+	MODBUS POSITIVO
-	MODBUS NEGATIVO
REF	RIFERIMENTO
AO1	MODULAZIONE VENTOLA (0-10 V)

GND	AO1 /AO2 COMUNE
-----	-----------------

Display (SHINKATOUCHWA) o (SHINKATOUCHBA)


A	POSITIVO
B	NEGATIVO
GND	MASSA (RIFERIMENTO)
24VAC_A	LINEA 24 VCA
24VAC_B	LINEA 24 VCA

Connettore per componenti opzionali:

T2	CONNETTORE (CAVI VALVOLA DI CABLAGGIO)
T3	CONNETTORE (ALIMENTAZIONE PER DISPLAY)
T4	CONNETTORE (ALIMENTAZIONE PER MODBUS)
T6	CONNETTORE (CAVI MODULAZIONE VENTOLA)
T9	CONNETTORE (MODBUS)
X5A	CONNETTORE (CAVI MODULAZIONE VENTOLA)
X7A	CONNETTORE (CAVI VALVOLA DI CABLAGGIO)
X8A	CONNETTORE (ALIMENTAZIONE PER DISPLAY)


17.2 Dimensioni

Panoramica




Modello	AA	AB	CA	AD
FWQ04AA , FWQ05AA	550	629	592	769
FWQ07AA	700	779	742	919
FWQ09AA, FWQ11AA, FWQ14AA	1060	1139	1102	1279

Modello	AA	AB	CA	AD
FWQ17AA, FWQ20AA, FWQ25AA	1480	1559	1522	1699



Modello	AF (mm)
FWQ(04/05/07/09/11/14)AA	50
FWQ(17/20/25)AA	44









18 Requisiti di informazione per la progettazione ecocompatibile

18 Requisites di informazione per la progettazione ecocompatibile

Prated,c	Prated,c	Prated,h	Pelec	LWA
(GB) Cooling capacity (sensible) (D) Kühlleistung (sensibel) (F) Puissance de rafraîchissement (sensible) (NL) Koelcapaciteit (voelbaar) (E) Capacidad de refrigeración (sensible) (I) Capacità di raffreddamento (sensibile) (GR) Απρόδοση ψύξης (αισθητήρι) (P) Capacidade de arrefecimento (sensível) (TR) Soğutma kapasitesi (duyarlı) (BG) Хладнопроизводителност (сензор) (S) Kylvningskapacitet (känslig) (N) Avkjølingskapasitet (følbart) (CZ) Chladicí výkon (citelný) (HR) Kapacitet hlađenja (osjetljivo) (H) Hűtési teljesítmény (érzékeny) (RO) Capacitate de răcire (fără dezumidificare) (SD) Моќ хладења (запазна) (SK) Kapacita chladenia (učelná) (ES) Капацитет на охлаждане (практически) (PL) Wydajność chłodnicza (lawna) (DK) Kølekapacitet (mærkbart) (FIN) Jäähdytyskapasiteetti (järkevä) (EST) Jahutusvõimsus (möödukas) (LV) Dzesāšanas kapacitāte (jūtama) (LT) Vėsinimo galia (tikroji) (AL) Kapaciteti i ftohjes (sensibël) (SRB) Kapacitet hlađenja (opipljiv)	(GB) Heating capacity (D) Heizleistung (F) Puissance de chauffage (NL) Verwarmingscapaciteit (E) Capacidad de calefacción (I) Capacità di riscaldamento (GR) Απρόδοση θέρμανσης (P) Capacidade de aquecimento (TR) Isıtma kapasitesi (BG) Топлопроизводителност (S) Värmekapacitet (N) Oppvarmingskapasitet (CZ) Topný výkon (HR) Kapacitet grijanja (H) Fűtési teljesítmény (RO) Capacitate de încălzire (SD) Моќ огревања (SK) Výkon ohrevu (ES) Отоплителна мощност (PL) Wydajność grzewcza (DK) Varmekapacitet (FIN) Lämmitysvoima (EST) Küttevõimsus (LV) Apsildes kapacitāte (LT) Šildymo galia (AL) Kapaciteti i ngrohjes (SRB) Kapacitet grijanja	(GB) Total electric power input (D) Elektrische Gesamtleistungsaufnahme (F) Entrée électrique totale (NL) Totaal opgenomen vermogen (E) Potencia eléctrica de entrada total (I) Potenza elettrica totale assorbita (GR) Συνολική ηλεκτρική ισχύς εισόδου (P) Entrada de potência elétrica total (TR) Sektülen toplam elektrik gücü (BG) Общомоторна електрическа мощност (S) Total effektingång (N) Total elektrisk strømeffekt (CZ) Celkový elektrický příkon (HR) Ukupna primljena snaga električne energije (H) Teljes áramfóráss-bemenet (RO) Consum total de putere (SD) Skupna vhodna električna moč (SK) Celkový elektrický príkon (ES) Ośsa vhodnaja ełekttryczna moźność (PL) Całkowita pobierana energia elektryczna (DK) Total elektrisk strømforbrug (FIN) Sähkötehon kokonaistulo (EST) Kogu elektriline sisendvõimsus (LV) Kopējā elektriskā ieejas jauda (LT) Bendroji elektros vartojamoji galia (AL) Konsumi total i energjisë elektrike (SRB) Ukupna ulazna električna snaga	(GB) Sound power level (per speed setting, if applicable) (D) Schalleistungspegel (je Geschwindigkeitsstellung, falls zutreffend) (F) Niveau de puissance sonore (par réglage de vitesse, le cas échéant) (NL) Geluidsverniveau (per snelheidsinstelling, indien van toepassing) (E) Nivel de potencia acústica (según ajuste de velocidad, si corresponde) (I) Livello di potenza sonora (per velocità impostata, se applicabile) (GR) Επίπεδο ηχητικής ισχύος (ανάρρηση ταχύτητας, εφόσον διατίθεται) (P) Nivel de potencia acústica (por regulación de velocidad, se aplicável) (TR) Ses gücü seviyesi (mümkünse hız ayarı başına) (BG) Уroveň звукового давления (споредно настројке скорост, если применимо) (S) Ljudeffektnivå (per hastighetsinställning, om tillämpligt) (N) Nivå på lydeffekt (per hastighetsinnstilling, hvis tilgjengelig) (CZ) Hladina akustického výkonu (dle nastavení otáček pokud je to použitelné) (HR) Razina jačine zvuka (postavka prema brzini, ako je primjenljivo) (H) Hangerőszint (sebességszintként, ha alkalmazható) (RO) Nivel presiune sonoră (în funcție de turată, dacă este cazul) (SD) Rāven zvočne moči (glede na nastavitv hitrosti, če se uporablja) (SK) Úroveň akustického tlaku (na prislúňné nastavenie rýchlosti, ak sa používa ako s prílohou) (ES) Nivel de potencia sonora (según configuración de velocidad, si corresponde) (PL) Poziom mocy dźwięku (dla ustawienia prędkości, jeśli dotyczy) (DK) Støjniveau (efter hastighedsindstilling hvis relevant) (FIN) Äänen tehotaaso (nopeusasetuksen mukaan, jos sovellettavissa) (EST) Helivõimsuse tase (võimalusel olemvalt määratud kiirusest) (LV) Skanrs intensitātes līmenis (attiecīgā gadījumā – katram ātruma iestatījumam) (LT) Garso galios lygis (vienai greičio nuostatai, jei taikytina) (AL) Niveli i fuqisë së tingullit (për cilësim s hpejtësie, nëse aplikohet) (SRB) Nivo zvučne snage (po podešenoj brzini, ako je primenljivo)	

Prated,c(sen sible)	Prated,c (latent)	Prated,h	Pelec	Lwa Inlet+Rad	Lwa outlet duct
FWQ04AAF 1.6	0.5	2.5	0.045	49	46
FWQ05AAF 1.9	0.6	2.9	0.056	52	49
FWQ07AAF 2.6	0.7	3.6	0.069	56	53
FWQ09AAF 3.3	0.9	4.4	0.072	54	51
FWQ11AAF 4.3	1.1	5.6	0.126	55	52
FWQ14AAF 5.4	1.3	6.6	0.149	60	57
FWQ17AAF 6.5	1.5	7.6	0.110	58	55
FWQ20AAF 6.7	2.6	9.0	0.160	58	55
FWQ25AAF 7.9	2.9	10.4	0.200	59	56







ERC



DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P756931-6N 2026.06

Copyright 2025 Daikin