




Szerelési kézikönyv



Daikin Altherma 4 H ECH₂O



EPSX10P30A▲▼
EPSX10P50A▲▼
EPSXB10P30A▲▼
EPSXB10P50A▲▼
EPSX14P30A▲▼
EPSX14P50A▲▼
EPSXB14P30A▲▼
EPSXB14P50A▲▼

▲ = 1, 2, 3, ..., 9, A, B, C, ..., Z
▼ = , , 1, 2, 3, ..., 9

Szerelési kézikönyv
Daikin Altherma 4 H ECH₂O

magyar

Tartalomjegyzék

1	A dokumentum bemutatása	2
1.1	A dokumentum bemutatása.....	2
2	A telepítőknek szóló biztonsági utasítások	3
3	A doboz bemutatása	4
3.1	Beltéri egység.....	4
3.1.1	Tartozékok eltávolítása a beltéri egységből.....	4
3.1.2	A beltéri egység kezelése.....	5
4	Egység beszerelése	5
4.1	A berendezés helyének előkészítése.....	5
4.1.1	A beltéri egység felszerelési helyére vonatkozó követelmények.....	5
4.2	Az egység kinyitása/bezárása.....	5
4.2.1	A beltéri egység felnyitása.....	5
4.2.2	A beltéri egység bezárása.....	7
4.3	A beltéri egység felszerelése.....	7
4.3.1	A beltéri egység felszerelése.....	7
4.3.2	A leeresztőtömlő csatlakoztatása a leeresztőhöz.....	7
5	Csőszerelés	8
5.1	A vízcsövek előkészítése.....	8
5.1.1	A vízmennyiség és az áramlási sebesség ellenőrzése.....	8
5.2	Vízvezetékek csatlakoztatásakor.....	9
5.2.1	A vízvezetékek csatlakoztatása.....	9
5.2.2	A kiegészítő csővezeték csatlakoztatása.....	10
5.2.3	A tágulási tartály csatlakoztatásához.....	11
5.2.4	A fűtési rendszer feltöltése.....	11
5.2.5	A vízkör befagyás elleni védelme.....	11
5.2.6	A tárolótartályban lévő hőcserélő feltöltése.....	12
5.2.7	A tárolótartály feltöltése.....	12
5.2.8	A vízvezeték szigetelése.....	13
6	Elektromos bekötések	13
6.1	Információk az elektromos megfelelésről.....	13
6.2	Villamossági bekötésekre vonatkozó irányelvek.....	13
6.3	Külső I/O csatlakozók.....	14
6.4	A beltéri egység csatlakozásai.....	15
6.4.1	Elektromos huzalok csatlakoztatása a beltéri egységhez.....	16
6.4.2	A tápellátás csatlakoztatása.....	19
6.4.3	A kiegészítő fűtőelem tápfeszültségének csatlakoztatása.....	20
6.4.4	Az alaphelyzetben zárt elzárószelep csatlakoztatása (bemeneti szivárgásgátló).....	21
6.4.5	Az elzárószelep csatlakoztatása.....	21
6.4.6	A használatimelegvíz-szivattyú csatlakoztatása.....	22
6.4.7	A használati melegvíz-szivattyú csatlakoztatása.....	22
6.4.8	A riasztás kimenetének csatlakoztatása.....	23
6.4.9	A térhűtés/-fűtés BE/KI kimenetének csatlakoztatása.....	23
6.4.10	A külső hőforrásra való átállás csatlakoztatása.....	23
6.4.11	A bivalens megkerülőszelep csatlakoztatása.....	24
6.4.12	Az áramfogyasztás-mérők csatlakoztatása.....	24
6.4.13	A biztonsági termosztát csatlakoztatása (normál zárt kapcsolattal).....	24
6.4.14	Smart Grid.....	25
6.4.15	A WLAN-kazetta csatlakoztatása (mellékelt tartozék).....	27
6.4.16	A napenergiás bemenet csatlakoztatása.....	27
6.4.17	A gázmérő csatlakoztatása.....	27
7	Konfigurálás	28
7.1	Beállítás varázsló.....	28
[10.1]	Hely és nyelv.....	29
[10.2]	Időzóna.....	29
[10.3]	Idő/dátum.....	29
[10.4]	Rendszer 1/4.....	29

[10.5]	Rendszer 2/4.....	30
[10.6]	Rendszer 3/4.....	30
[10.7]	Rendszer 4/4.....	30
[10.8]	Kiegészítő fűtőelem.....	30
[10.9]	Fő zóna 1/4.....	30
[10.10]	Fő zóna 2/4.....	31
[10.11]	Fő zóna 3/4 (Fűtési IF görbe).....	31
[10.12]	Fő zóna 4/4 (Hűtési IF görbe).....	31
[10.13]	Kiegészítő zóna 1/4.....	31
[10.14]	Kiegészítő zóna 2/4.....	31
[10.15]	Kiegészítő zóna 3/4 (Fűtési IF görbe).....	32
[10.16]	Kiegészítő zóna 4/4 (Hűtési IF görbe).....	32
[10.17]	Beállítás varázsló – HMV 1/2.....	32
[10.18]	Beállítás varázsló – HMV 2/2.....	33
[10.19]	Beállítás varázsló.....	33
7.2	Időjárásfüggő görbe.....	33
7.2.1	Mi az az időjárásfüggő görbe?.....	33
7.2.2	Időjárásfüggő görbék használata.....	33
7.3	Menüszerkezet: Szerelői beállítások áttekintése.....	34

8	Beüzemelés	35
8.1	Ellenőrzőlista beüzemelés előtt.....	35
8.2	Ellenőrzőlista beüzemelés közben.....	36
8.2.1	A kültéri egység (kompresszor) feloldása.....	36
8.2.2	A kültéri egység hűtőközeg-edénye zárószelepeinek kinyitása.....	38
8.2.3	A felhasználói felület szoftverének frissítése.....	38
8.2.4	A minimális áramlási sebesség ellenőrzése.....	39
8.2.5	Légtelenítés végrehajtása.....	39
8.2.6	Üzemeltetési próbaüzem végrehajtása.....	40
8.2.7	Működtető egység próbaüzemének végrehajtása.....	40
8.2.8	Padlófűtési betonszárítás végrehajtása.....	41
9	Átadás a felhasználónak	42
10	Műszaki adatok	43
10.1	Csővek rajza: Beltéri egység.....	43
10.2	Kábelzési rajz: beltéri egység.....	44

1 A dokumentum bemutatása

1.1 A dokumentum bemutatása

Célközönség

Képesített szerelők

Dokumentációkészlet

Ez a dokumentum egy dokumentációkészlet része. A teljes dokumentációkészlet a következőkből áll:

• Általános biztonsági óvintézkedések:

- Biztonsági tudnivalók, amelyeket el kell olvasnia a felszerelés előtt
- Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában)

• Üzemeltetési kézikönyv:

- Gyors összefoglaló az egyszerű felhasználásról
- Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában)

• Felhasználói referencia-útmutató:

- Részletes, lépésről-lépésre leíró útmutatások és háttér-információk az alapvető és a haladó felhasználási módokról
- Formátum: Digitális fájlok a következő webhelyen: <https://www.daikin.eu>. A megfelelő modell megkereséséhez használja a keresési funkciót (🔍).

• Szerelési kézikönyv – Kültéri egység:

- Szerelési utasítások
- Formátum: Papír (a kültéri egység dobozában)

- **Szerelési kézikönyv – Beltéri egység:**
 - Szerelési utasítások
 - Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában)
- **Szerelői referencia-útmutató:**
 - Szerelési előkészületek, bevált gyakorlatok, referenciaadatok stb.
 - Formátum: Digitális fájlok a következő webhelyen: <https://www.daikin.eu>. A megfelelő modell megkereséséhez használja a keresési funkciót (🔍).
- **Konfigurálási referencia útmutató:**
 - A rendszer konfigurálása.
 - Formátum: Digitális fájlok a következő webhelyen: <https://www.daikin.eu>. A megfelelő modell megkereséséhez használja a keresési funkciót (🔍).
- **Kiegészítő kézikönyv az opcionális berendezésekhez:**
 - Kiegészítő információk az opcionális berendezések üzembe helyezéséhez
 - Formátum: Papír (a beltéri egység dobozában) + A digitális fájlok a következő weboldalon találhatók: <https://www.daikin.eu>. A megfelelő modell megkereséséhez használja a keresési funkciót (🔍).

A mellékelt dokumentáció legújabb kiadásai a helyi Daikin weboldaltól, illetve az Ön forgalmazójától szerezhetők be.

Az útmutató eredeti szövege angol nyelvű. A többi nyelvű változat az útmutató eredeti szövegének a fordítása.

Műszaki adatok

- A műszaki adatok legújabb verziójának **kiegészítését** a regionális Daikin webhelyen (nyilvánosan hozzáférhető) szerezheti be.
- A műszaki adatok legújabb verziójának **teljes dokumentációja** a Daikin Business Portal oldalon található (jelszó szükséges).

Online eszközök

A dokumentációkészleten kívül néhány online eszköz is elérhető a szerelők számára:

- **Daikin Technical Data Hub**
 - Az egységek műszaki adatait, hasznos eszközöket, digitális erőforrásokat stb. tartalmazó központ.
 - Nyilvánosan elérhető a <https://daikintechdatahub.eu> címen.
- **Heating Solutions Navigator**
 - Digitális szerszámkészlet, amely számos eszközt kínál a fűtő rendszerek felszerelésének és konfigurálásának elősegítésére.
 - A Heating Solutions Navigator eléréséhez a Stand By Me platformon való regisztráció szükséges. További információ: <https://professional.standbyme.daikin.eu>.
- **Daikin e-Care**
 - A szerelők és szerviztechnikusok számára készült mobilalkalmazás, amely lehetővé teszi a fűtő rendszerek regisztrációját, konfigurálását és hibaelhárítását.
 - Használja az alábbi QR-kódot, hogy letölthesse a mobilalkalmazást iOS és Android rendszerű eszközökhöz. Az alkalmazás eléréséhez a Stand By Me platformon való regisztráció szükséges.

App Store



Google Play



2 A telepítőknek szóló biztonsági utasítások

A következő biztonsági utasításokat és szabályokat mindig be kell tartani.

Felszerelés helye (lásd: "4.1 A berendezés helyének előkészítése" [▶ 5])



FIGYELEM

Az egység megfelelő telepítéséhez kövesse a jelen kézikönyvben a szerelési térhez megadott méreteket. Lásd: "4.1.1 A beltéri egység felszerelési helyére vonatkozó követelmények" [▶ 5].



VIGYÁZAT

A beltéri egységet más (80 °C-nál magasabb hőmérsékletű) hőforrásoktól (például elektromos fűtőelem, olajradiátor, kémény) és éghető anyagoktól legalább 1 m távolságra szerelje fel. Ha nem így tesz, az egység megsérülhet, és rendkívüli esetekben akár ki is gyulladhat.

Az egység felnyitása és lezárása (lásd: "4.2 Az egység kinyitása/bezárása" [▶ 5])



VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE



VESZÉLY: ÉGÉS/FORRÁZÁS VESZÉLYE

A beltéri egység beszerelése (lásd: "4.3 A beltéri egység felszerelése" [▶ 7])



FIGYELEM

A beltéri egység beszerelésének meg KELL felelnie a jelen kézikönyv utasításainak. Lásd: "4.3 A beltéri egység felszerelése" [▶ 7].

A csövek felszerelése (lásd: "5 Csőszerelés" [▶ 8])



FIGYELEM

A külső csövek felszerelésének meg KELL felelnie a jelen kézikönyvben foglalt utasításoknak. Lásd: "5 Csőszerelés" [▶ 8].



VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

A feltöltési folyamat közben a víz kijuthat az esetleges szivárgási pontokon, és ha áram alatt lévő alkatrészekkel érintkezik, áramütést okozhat.

- A feltöltési folyamat előtt áramtalanítsa az egységet.
- Az első feltöltés után, az egység hálózati kapcsolójának bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy az elektromos alkatrészek és a csatlakozási pontok szárazak-e.



FIGYELEM

Fagyálló oldatok (pl. glikol) hozzáadása a vízhez NEM megengedett.

Elektromos felszerelés (lásd: "6 Elektromos bekötések" [▶ 13])



VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE



FIGYELEM

Az elektromos vezetékek meg KELL felelnie az alábbiak utasításainak:

- Ez a kézikönyv. Lásd: "6 Elektromos bekötések" [▶ 13].
- Az egységhez mellékelt elektromos huzalozási rajz, amely a beltéri egység kiegészítőfűtőelem-fedelének a belsején található. A jelmagyarázatát lásd: "10.2 Kábelezési rajz: beltéri egység" [▶ 44].

3 A doboz bemutatása



FIGYELEM

- Az összes huzalozást képesített szakembernek KELL végeznie, és meg KELL felelnie a vonatkozó országos szabályozásoknak.
- Hozzon létre elektromos csatlakozókat a rögzített huzalozáshoz.
- A helyszínen beszerzett összes összetevőnek és összes elektromos szerkezetnek meg KELL felelnie az vonatkozó jogszabályoknak.



FIGYELEM

MINDIG többeres kábelt használjon tápkábelként.



FIGYELEM

A kiegészítő fűtőelemnek rendelkeznie KELL külön tápellátással, és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően védeni KELL a biztonsági berendezésekkel.



FIGYELEM

Ha a tápkábel sérült, a balesetek elkerülése érdekében a gyártóra, a márkaszervizre vagy egy hasonlóan képzett szakemberre KELL bízni a cseréjét.



VIGYÁZAT

NE helyezzen feleslegesen hosszú vezetékeket az egységbe.



VIGYÁZAT

Annak érdekében, hogy az egység megfelelően földelt legyen, MINDIG csatlakoztassa a kiegészítő fűtőelem tápellátását és a földkábel.



INFORMÁCIÓ

A biztosítékok, a biztosítéktípusok és a megszakítók névleges értékeivel kapcsolatos részletekért lásd: "6 Elektromos bekötések" [p. 13].

Beüzemelés (lásd: "8 Beüzemelés" [p. 35])




FIGYELEM

A beüzemelésnek meg KELL felelnie a jelen kézikönyvben foglalt utasításoknak. Lásd: "8 Beüzemelés" [p. 35].



FIGYELEM

Beüzemelés után NE kapcsolja KI az egységek megszakítóit (c), hogy a védelem aktív maradjon. Külön táplált beltéri egység esetén (a) két megszakító van. Kültéri egységből (b) táplált beltéri egység esetén egy megszakító van.



- Kiszállításkor az egység sértetlenségét és hiánytalan meglétét ellenőrizni KELL. Bármilyen sérülést vagy hiányzó alkatrészt azonnal jelezni KELL a szállítványozó reklamációs ügyintézőjének.
- A becsomagolt egységet vigye minél közelebb a végleges üzembe helyezési helyhez, hogy megelőzze a szállítás során okozott sérüléseket.
- Tervezze meg előre, hogy milyen útvonalon juttatja el az egységet a végső felszerelési helyére.



3.1 Beltéri egység



INFORMÁCIÓ

A beltéri egységet zárt záróelemekkel szállítjuk. A beltéri egység üzembe helyezésének megkezdése előtt nyissa ki a záróelemeket. Előfordulhat, hogy a hátsó záróelemek már nem hozzáférhetők, ha a beltéri egység a végleges telepítési helyen van. (lásd: "4.2.1 A beltéri egység felnyitása" [p. 5]).

3.1.1 Tartozékok eltávolítása a beltéri egységből



- a Beltéri egység szerelési kézikönyve
- b Üzemeltetési kézikönyv
- c Általános biztonsági óvintézkedések
- d Kiegészítő kézikönyv az opcionális berendezésekhez
- e Kiegészítés – A BRC1HH* firmware frissítése
- f Kiegészítés – Triman
- g Megfelelőségi nyilatkozat

3 A doboz bemutatása

Tartsa szem előtt a következőket:

- h "Ne használjon glikolt" címke (a töltési pont közelében lévő helyi csővezetékhez való rögzítéshez)
- i WLAN-kazetta
- j Alaphelyzetben zárt elzárószelep (bemeneti szivárgásgátló)
- k Gyorscsatlakozó
- l O-gyűrű
- m Fogantyúk (csak a szállításhoz szükségesek)
- n Elzárószelep lapos tömítéssel
- o Csepptálcátömlő
- p Rugalmas tömlő (táglási tartályhoz)
- q Lapos tömítések HMV-hez
- r Feszülésmenyesítő kábelrögzítés
- s Kábelrögzítő
- t Csepptálcátömlő bilincse
- u Túlfolyó csatlakozó
- v O-gyűrű
- w Szerelvénykulcs
- x Menetvédő


3.1.2 A beltéri egység kezelése

Az egység megemeléséhez használja a hátulján és az elején lévő fogantyúkat.



MEGJEGYZÉS

A beltéri egység felső része a nehezebb, ha a tárolótartály üres. Rögzítse az egységet megfelelően, és csak a fogantyúknál fogva mozgassa.



- a Menetes dugó
- b Szerelvénykulcs
- c Fogantyú

- 1 Nyissa ki a tartály elején és hátulján lévő menetes dugókat.
- 2 Vízszintesen csatlakoztassa, majd fordítsa el 360°-kal a fogantyúkat.
- 3 Az egység mozgatására használja a fogantyúkat.
- 4 Miután az egység az új helyére került, távolítsa el a fogantyúkat, helyezze fel ismét a menetes dugókat, és helyezze fel rájuk a menetvédőt.

4 Egység beszerelése

4.1 A berendezés helyének előkészítése


4.1.1 A beltéri egység felszerelési helyére vonatkozó követelmények

- A beltéri egységet kizárólag beltéri használatra és az alábbi tartományokba eső környezeti hőmérsékletre tervezték:
 - Térfűtés üzemmód: 5~30°C
 - Térhűtés üzemmód: 5~35°C
 - Használati meleg víz előállítása: 5~35°C.
- Vegye figyelembe a térközők kialakításával kapcsolatos következő irányelveket:



VIGYÁZAT

A beltéri egységet más (80 °C-nál magasabb hőmérsékletű) hőforrásoktól (például elektromos fűtélem, olajradiátor, kémény) és éghető anyagoktól legalább 1 m távolságra szerelje fel. Ha nem így tesz, az egység megsérülhet, és rendkívüli esetekben akár ki is gyulladhat.



a	≥400 mm
b	≥100 mm
a+b	≥500 mm



INFORMÁCIÓ

Ha a jelzett távolságok biztosítása nem lehetséges, az hatással lehet a szervizelhetőségre.



INFORMÁCIÓ

Ha korlátozott a felszereléshez rendelkezésre álló hely, végezze el az alábbiakat, mielőtt az egységet a végső pozícióba helyezi: ["4.3.2 A leeresztőtömlő csatlakoztatása a leeresztőhöz"](#) [7].


- Vegye figyelembe a méretekkel kapcsolatos irányelveket:

A maximális szintkülönbség a beltéri egység és a kültéri egység között	10 m
Maximális teljes vízcsőhossz a beltéri egység és a kültéri egység között, ha...	
1 1/4" helyszíni csővezeték	20 m ^(a) (egy irányban)
1 1/2" helyszíni csővezeték + V3 kültéri modell (1N~)	30 m ^(a) (egy irányban)
1 1/2" helyszíni csővezeték + W1 kültéri modell (3N~)	50 m ^(a) (egy irányban)

^(a) A vízcsövek pontos hossza a hidronikus csővezeték-számító eszközzel határozható meg. A Hydronic Piping Calculation eszköz a Heating Solutions Navigator része, amelyet a következő webhelyen érhet el: <https://professional.standbyme.daikin.eu>. Amennyiben nincs hozzáférése a Heating Solutions Navigatorhoz, forduljon a forgalmazóhoz.

4.2 Az egység kinyitása/bezárása


4.2.1 A beltéri egység felnyitása




Engedje le az felhasználói felület panelt

- 1 Nyissa ki a felhasználói felület panel tetején lévő zsanérokat.

4 Egység beszerelése



2 Engedje le a felhasználói felület panelt mindkét kezével lefelé.




Nyissa fel a kapcsolódoboz fedelét

1 Lazítsa meg a csavarokat, és nyissa ki a kapcsolódoboz fedelét.



MEGJEGYZÉS

NE rongálja meg vagy távolítsa el a kapcsolódoboz habtműtését.




A kapcsolódoboz leengedéséhez és a kapcsolódoboz fedelének kinyitásához

A felszerelési eljárás során hozzá kell férnie a beltéri egység belsejéhez. Az előlről való könnyebb hozzáférés érdekében engedje le az egység kapcsolódobozát az alábbiak szerint:


Előfeltétel: Először le kell engedni a felhasználói felület paneljét.

- 1 Lazítsa meg a kapcsolódoboz csavarjait.
- 2 Emelje meg a kapcsolódobozt.



3 Engedje le a kapcsolódobozt.

4 Lazítsa meg a csavarokat, és nyissa ki a kapcsolódoboz fedelét.




Távolítsa el a felső fedelet

A felszerelési eljárás során hozzá kell férnie a beltéri egység belsejéhez. A felülről való könnyebb hozzáférés érdekében távolítsa el az egység felső fedelét. Erre az alábbi esetekben van szükség:


- DB-készlet felszerelése
- Tágulási tartály felszerelése
- Töltse fel a fűtési rendszert

Előfeltétel: Először le kell engedni a felhasználói felület paneljét.



1 Nyissa ki az oldalsó panelek záróelemeit egy csavarhúzóval.



2 Emelje fel az oldalsó paneleket.



3 Távolítsa el a felső fedelet



4.2.2 A beltéri egység bezárása

- 1 Helyezze a felső fedelet az egység tetejére.
- 2 Akassza be az oldalsó paneleket a felső fedélbe.
- 3 Ellenőrizze, hogy az oldalsó panel kampói megfelelően becsúsznak-e a felső fedél kivágásaiba.
- 4 Ellenőrizze, hogy az oldalsó panelek záróelemei rácsúsznak-e a tartály dugóira.
- 5 Zárja be az oldalsó panelek záróelemeit.
- 6 Zárja le a kapcsolódoboz fedelét.
- 7 Tegye vissza a kapcsolódobozt a helyére.
- 8 Zárja be a felhasználói felületet.




MEGJEGYZÉS

A beltéri egység lezárásakor ügyeljen arra, hogy a meghúzónyomaték NE lépje túl a 2,9 N•m értéket.



MEGJEGYZÉS

Oldalanként legalább egy záróelemet zárjon be. Ha nem éri el a beltéri egység hátulján lévő záróelemeket, elegendő csak az elülső záróelemeket lezárni.



4.3 A beltéri egység felszerelése

4.3.1 A beltéri egység felszerelése

- 1 Emelje le a beltéri egységet a raklapról, és helyezze a padlóra. Lásd még: "3.1.2 A beltéri egység kezelése" [▶ 5].
- 2 Csatlakoztassa a leeresztőcsövet a leeresztőhöz. Lásd: "4.3.2 A leeresztőtömlő csatlakoztatása a leeresztőhöz" [▶ 7].
- 3 Csúsztassa a beltéri egységet a helyére.





MEGJEGYZÉS

Vízszintezés. Győződjön meg róla, hogy az egység vízszintesen áll.

4.3.2 A leeresztőtömlő csatlakoztatása a leeresztőhöz

A víztárolótartályból túlfolyt és a csepptálcában felgyülemlő vizet le kell eresztetni. A leeresztőcsöveket egy, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő leeresztőhöz kell csatlakoztatni.


- 1 Nyissa ki a menetes dugót.




- a Menetes dugó
- b Szerelvénykulcs
- c Túlfolyó csatlakozó

- 2 Illessze a túlfolyó csatlakozót a menetes dugóba.
- 3 Rögzítse a túlfolyó csatlakozót.
- 4 Csatlakoztasson egy leeresztőcsövet a túlfolyó csatlakozóhoz.
- 5 Csatlakoztassa a leeresztőcsövet egy megfelelő leeresztőhöz. Ellenőrizze, hogy a víz áramlása biztosított-e a leeresztőcsövön keresztül. Gondoskodjon róla, hogy a víz szintje ne emelkedhessen a túlfolyó fölé.
- 6 Csatlakoztassa a csepptálca tömlőjét egy megfelelő csepptálca-csatlakozáshoz és egy megfelelő leeresztőhöz.
- 7 Csatlakoztassa a leeresztőcsövet a nyomáscsökkentő szelep csatlakozójához, és csatlakoztassa a megfelelő lefolyóhoz az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően. Gondoskodjon róla, hogy az esetlegesen kiszabaduló gőz és víz fagytól védett, biztonságos és megfigyelhető módon legyen elvezetve.

5 Csőszerelés



a Nyomáscsökkentő szelep
b Nyomáscsökkentő szelep csatlakozás



a Leeresztő csepptálca (tartozékként szállítjuk)
b Leeresztőcső nyomáscsökkentő szelepe (nem tartozék)
c Leeresztőcső tartálya (nem tartozék)

5 Csőszerelés

5.1 A vízcsövek előkészítése



MEGJEGYZÉS

Műanyag csövek esetén győződjön meg róla, hogy ellenállóak-e az oxigéndiffúzióval szemben a DIN 4726 szabványnak megfelelően. Az oxigén a csövekbe jutása erős korrózióhoz vezethet.



MEGJEGYZÉS

A vízkörre vonatkozó követelmények. Gondoskodjon arról, hogy a víznyomással és vízhőmérséklettel kapcsolatos alábbi követelmények teljesüljenek. A vízkörre vonatkozó további követelményekkel kapcsolatban tekintse meg a szerelői referencia-útmutatót.


- Víznyomás – Használati meleg víz.** A maximális víznyomás 10 bar (=1,0 MPa), és összhangban kell lennie a vonatkozó jogszabályokkal. Biztosítson megfelelő védőeszközöket a vízkörben, hogy a víznyomás NE haladhassa meg a maximális értéket (lásd: "5.2.1 A vízvezetékek csatlakoztatása" [9]). A működéshez megengedett legkisebb víznyomás 1 bar (=0,1 MPa).

- Víznyomás – Térfűtési/-hűtési kör.** A maximális víznyomás 3 bar (=0,3 MPa). Biztosítson megfelelő védőeszközöket a vízkörben, hogy a víznyomás NE haladhassa meg a maximális értéket. A működéshez megengedett legkisebb víznyomás 1 bar (=0,1 MPa).
- Víznyomás – Tárolótartály.** A tárolótartályban lévő víz nincs nyomás alatt. Ezért a tárolótartály vízszintjét szemrevételezéssel évente ellenőrizni kell.
- Vízhőmérséklet.** Minden beszerelt csővezetéknek és -tartozéknak (szelepek, csatlakozások...) ellen KELL állnia a következő hőmérsékleteknek:



INFORMÁCIÓ

A következő ábra egy példa, amely lehet, hogy NEM egyezik teljesen az Ön rendszerének elrendezésével.



(*) A tartozékok és a csövek maximális hőmérséklete



INFORMÁCIÓ

A víz maximális kilépő hőmérsékletének meghatározása a [3.12] Túlmelegedési beállítási pont beállítás alapján történik. Ez a határérték meghatározza a maximálisan kilépő vízhőmérsékletet **a rendszerben**. Ennek a beállításnak az értékétől függően a maximális kilépő cél vízhőmérséklet értékét is 5°C-kal csökkenti a rendszer, hogy stabil vezérlést biztosítson a célhőmérséklet felé.

A maximális kilépő vízhőmérsékletet **a fő zónában** a rendszer az [1.19] Túlmelegedő vízkör beállítás alapján határozza meg. Ez a határérték határozza meg a maximális kilépő vízhőmérsékletet **a fő zónában**. Ennek a beállításnak az értékétől függően a maximális kilépő cél vízhőmérséklet értékét is 5°C-kal csökkenti a rendszer, hogy stabil vezérlést biztosítson a célhőmérséklet felé.

- Tárolótartály – Vízminőség.** A tárolótartály feltöltésére használt víz minőségére vonatkozó minimális követelmények:

- Vízkeménység (kalcium és magnézium kalcium-karbonátként számolva): ≤3 mmol/l
- Vezetőképesség: ≤1500 (ideális: ≤100) µS/cm
- Klór: ≤250 mg/l
- Szulfát: ≤250 mg/l
- pH-érték: 6,5~8,5

A minimális követelményektől való eltérés esetén megfelelő kondicionáló intézkedéseket kell végrehajtani.

5.1.1 A vízmennyiség és az áramlási sebesség ellenőrzése

Az egység megfelelő működésének biztosítása érdekében:

- Ellenőriznie KELL a minimális vízmennyiséget és a minimális áramlási sebességet.

Minimális vízmennyiség

A telepítést úgy kell elvégezni, hogy az egység térfűtési/hűtési körében mindig egy minimális vízmennyiség (lásd az alábbi táblázatot) álljon rendelkezésre, még akkor is, ha a térfűtési/hűtési körön lévő szelepek (hőkibocsátók, termosztatikus szelepek stb.) zárása miatt csökken az egység felé rendelkezésre álló térfogat. A kültéri egység belső vízmennyiségét NEM vesszük figyelembe ebben a minimális víztérfogatnál.

Ha...	A minimális vízmennyiség...
Hűtési üzemmód	EPSX(B)10 esetén: 25 l EPSX(B)14 esetén: 30 l
Fűtési/jégmentesítési üzemmód	EPSX(B)10 esetén: 0 l EPSX(B)14 esetén: 20 l

Minimális áramlási sebesség

Ellenőrizze, hogy minden körülmények között garantált-e a minimális áramlási sebesség.

Ha az üzemmód...	Akkor a minimális áramlási sebesség...
Hűtés/fűtés/leolvasztás/ kiegészítő fűtőelem működése	Előírás: ▪ EPSX(B)10 esetén: 22 l/perc ▪ EPSX(B)14 esetén: 24 l/perc

**MEGJEGYZÉS**

Ha minden térfűtés körben, vagy bizonyos térfűtés körökben távvezérelt szelepek vezérlik a keringtetést, akkor fontos, hogy a minimális áramlási sebesség még az összes szelep elzárása esetén is garantált legyen. Amennyiben a minimális áramlási sebesség nem érhető el, a 7H áramlási hibakód jelentkezik (nincs fűtés és az egység nem üzemel).

További információkért tekintse meg a szerelői referencia-útmutatót.

Lásd az ajánlott eljárást a következő részben: ["8.2 Ellenőrzőlista beüzemelés közben"](#) [p. 36].


5.2 Vízvezetékek csatlakoztatásakor**5.2.1 A vízvezetékek csatlakoztatása****MEGJEGYZÉS**

NE használjon túlságosan nagy erőt a helyszíni csövek csatlakoztatásakor, és gondoskodjon a csövek megfelelő elrendezéséről. A deformált vízvezetékek a berendezés működési zavarát okozhatják.

Tartozékként szállítjuk:


1 alaphelyzetben zárt elzárószelep (bemeneti szivárgásgátló) (O-gyűrű+gyorscsatlakozó)	Megakadályozza a hűtőközeg bejutását a beltéri egységbe, ha a kültéri egységben hűtőközeg szivárog.
4 elzárószelep (+ lapos tömítések)	A szervíz és karbantartás megkönnyítése érdekében.

- Szerelje be az alaphelyzetben zárt elzárószelepet (bemeneti szivárgásgátló) az O-gyűrűvel és a gyorscsatlakozóval. (Csatlakoztassa a vezetékeket, lásd ["6.4.4 Az alaphelyzetben zárt elzárószelep csatlakoztatása \(bemeneti szivárgásgátló\)"](#) [p. 21]).
- Szerelje be az elzárószelepeket a lapos tömítésekkel:



- a1** Térfűtés/hűtés – víz BEMENET
a2 Térfűtés/hűtés – víz KIMENET
b1 Víz BEMENET kültéri egységtől
b2 Víz KIMENET a kültéri egységhez
d Elzárószelep lapos tömítéssel
M4S Alaphelyzetben zárt elzárószelep (bemeneti szivárgásgátló) gyorscsatlakozóval és O-gyűrűvel


- Szerelje fel a használati víz vezetéket a HMV speciális lapos tömítéseivel:



- c1** HMV – Hideg víz BEMENET
c2 HMV – Melegvíz KIMENET
f Lapos tömítések HMV-hez


- Szerelje fel a csöveket az alábbiak szerint:

5 Csőszerelés



- a1 Térfűtés/-hűtés – Víz BEMENET (belső menetes, 1 1/4")
a2 Térfűtés/-hűtés – Víz KIMENET (belső menetes 1 1/4")
b1 Víz BEMENET a kültéri egységtől (belső menetes, 1 1/4")
b2 Víz KIMENET kültéri egységhez (belső menetes, 1 1/4")
c1 HMV – Hideg víz BEMENET (külső menetes, 1")
c2 HMV – Meleg víz KIMENET (külső menetes, 1")

5 Szerelje fel a következő alkatrészeket (nem tartozékok) a HMV-tartály hidegvíz-bemenetére:



- a Elzárószelep (javasolt)
c1 HMV – Hideg víz BEMENET (külső menetes, 1")
c2 HMV – Meleg víz KIMENET (külső menetes, 1")
b Nyomáscsökkentő szelep (javasolt)
c Nem visszaeresztő szelep (javasolt)
d Nyomásmérő (ajánlott)
*e Nyomáscsökkentő szelep (max. 10 bar (=1,0 MPa)) (kötelező)
*f Tölcsér (kötelező)
g Tágulási tartály (ajánlott)

NE lépje túl a maximális meghúzónyomatékot (1" méretű menet, 25-30 N•m). A sérülések elkerülése érdekében a szükséges ellennyomatékot egy arra alkalmas eszközzel fejtse ki.



MEGJEGYZÉS

Szereljen fel minden helyi magas pontra légtelenítő szelepet.



MEGJEGYZÉS

A vonatkozó törvényeknek megfelelően egy legfeljebb 10 bar (=1 MPa) nyitási nyomású (külön kapható) nyomáscsökkentő szelepet kell csatlakoztatni a használati hideg víz bemenetének csatlakozójához.




MEGJEGYZÉS

- A tartály hidegvíz-bemenetének csatlakozására leeresztő és nyomáscsökkentő eszközt kell szerelni.
- A visszafelé irányuló leszívás elkerüléséhez ajánlott nem visszaeresztő szelepet szerelni a tárolótartály vízbemenetére a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Gondoskodjon róla, hogy a szelep NE a nyomáscsökkentő szelep és a tárolótartály között legyen.
- Ajánlott nyomáscsökkentő szelepet szerelni a hidegvíz-bemenetre a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
- Ajánlott tágulási tartályt szerelni a hideg víz bemenetére a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
- Ajánlott a tárolótartály tetejénél magasabbra helyezni a nyomáscsökkentő szelepet. A tárolótartály fűtése növeli a víz térfogatát, és nyomáscsökkentő szelep nélkül a tartályban a használatimelegvíz-hőcsereelő víznyomása nagyobbra nőhet, mint amilyenre a tartályt tervezték. A tartályhoz csatlakozó helyszíni felszerelés (csövek, leágazópontok stb.) szintén ki vannak téve a magas nyomásnak. Ennek megelőzése érdekében nyomáscsökkentő szelepet kell felszerelni. A túlnyomásvédelem a helyszínen felszerelt nyomáscsökkentő szelep megfelelő működésétől függ. Amennyiben NEM működik megfelelően, vízszivárgás keletkezhet. A megfelelő működés biztosítása érdekében rendszeres karbantartásra van szükség.

5.2.2 A kiegészítő csővezeték csatlakoztatása

A visszafolyó csővezeték csatlakoztatása

1 Szerelje fel a csöveket az alábbiak szerint:




- a Visszafolyó csatlakozó
b Visszafolyás - Víz BEMENET
c Visszafolyás - Víz KIMENET
d Visszafolyó csatlakozókészlet (EKECDBCO3A*)

A bivalens csővezeték csatlakoztatása

A tartály belsejében hőcserélővel rendelkező bivalens egység esetén.


- Szerelje fel a csöveket az alábbiak szerint:



- a Bivalens – Víz KIMENET (csavaros csatlakozás, 1")
- b Bivalens – Víz BEMENET (csavaros csatlakozás, 1")
- c Lapos tömítések HMV-hez (tartozékként szállítjuk)

5.2.3 A tágulási tartály csatlakoztatásához

- Csatlakoztasson egy megfelelő méretű és előre beállított tágulási tartályt a fűtési rendszerhez. A hőfejlesztő és a biztonsági szelep között nem lehetnek hidraulikus blokkoló elemek.
- Helyezze a nyomástartó tartályt egy könnyen hozzáférhető helyre (karbantartáshoz és alkatrészcserehez).



- a Rugalmas tömlő (tartozékként szállítjuk)
- b Tömlő (nem tartozék)
- c Tágulási tartály (nem tartozék)

5.2.4 A fűtési rendszer feltöltése



VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE

A feltöltési folyamat közben a víz kijuthat az esetleges szivárgási pontokon, és ha áram alatt lévő alkatrészekkel érintkezik, áramütést okozhat.


- A feltöltési folyamat előtt áramtalanítsa az egységet.
- Az első feltöltés után, az egység hálózati kapcsolójának bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy az elektromos alkatrészek és a csatlakozási pontok szárazak-e.



MEGJEGYZÉS

A fűtési rendszer feltöltésekor ellenőrizze a víznyomást a használati vízellátáson. Ha a használati vízellátás nyomása magasabb, mint 3 bar (= 0,3 MPa), szereljen be egy nyomáscsökkentő szelepet, és korlátozza a víznyomást legfeljebb 3 barra (= 0,3 MPa).

- Csatlakoztasson egy tömlőt nem visszaeresztő szeleppel (1/2") és egy külső nyomásmérőt (nem tartozék) egy vízcsaphoz, valamint a feltöltő- és leeresztőszelephez. Rögzítse a tömlőt, hogy ne csússzon ki.



- a Tömlő nem visszaeresztő szeleppel (1/2") és külső nyomásmérővel (nem tartozék)
- b Feltöltő- és leeresztőszelep
- c Vízcsap

- Nyissa meg a vízcsapot.
- Nyissa ki a feltöltő- és leeresztőszelepet, és figyelje a nyomásmérőt.
- Töltse fel a rendszert vízzel, amíg a külső nyomásmérő azt nem mutatja, hogy a rendszer elérte a célnyomást (a rendszer magassága +2 m; 1 m-es vízoszlop = 0,1 bar). Gondoskodjon róla, hogy a nyomáscsökkentő szelep ne nyíljon ki.
- Zárja el a vízcsapot. Tartsa nyitva a feltöltő- és leeresztőszelepet arra az esetre, ha meg kell ismételni a feltöltési folyamatot a rendszer légtelenítése után. Lásd: "8.2.5 Légtelenítés végrehajtása" [39].
- Csak akkor zárja el a feltöltő- és leeresztőszelepet és távolítsa el a nem visszaeresztő szeleppel felszerelt tömlőt, ha a légtelenítést végrehajtotta, és a rendszert teljesen feltöltötte.

5.2.5 A vízkör befagyás elleni védelme

Fagyvédelem

A fagy kárt tehet a rendszerben. A hidraulikus alkatrészek fagyásának megakadályozása érdekében az egység a következőkkel van felszerelve:

- A szoftver speciális fagyvédelmi funkciókkal rendelkezik, például a vízvezeték fagyásának megelőzésére, amelyek magukban foglalják a szivattyú aktiválását alacsony hőmérséklet esetén. Áramkimaradás esetén azonban ezek a funkciók nem képesek megvédeni a rendszert.
- A kültéri egység két fagyvédelmi szeleppel van felszerelve. A fagyvédelmi szelepek leeresztik a vizet a rendszerből, mielőtt az megfagyhatna.

5 Csőszerelés

Szükség esetén szereljen fel **további fagyvédelmi szelepeket** a külső csövek legalacsonyabb pontjaira. A fagyvédelmi szelepeket a vízcsövekhez hasonlóan szigetelje, de NE szigetelje a szelepek be- és kivezetését (kibocsátási helyét).

Opcionálisan felszerelhet **alaphelyzetben zárt szelepeket** (beltérben, a csővezetékek belépési/kilépési pontjai közelében). Ezek a szelepek megakadályozhatják, hogy a beltéri csővezetékekből az összes víz kiürüljön, amikor a fagyvédelmi szelepek kinyílnak. **Megjegyzés:** A beltéri egység tartozékként szállított, alaphelyzetben zárt elzárószelep, amelyet biztonsági okokból kötelező felszerelni a beltéri egységre (bemeneti szivárgásgátló), NEM akadályozza meg a beltéri csővezetékek leürülését, amikor a fagyvédelmi szelepek kinyílnak. Ehhez további alaphelyzetben zárt szelepekre van szükség (opcionális).

További információkért tekintse meg a szerelői referencia-útmutatót.



MEGJEGYZÉS

Ha fagyvédelmi szelepek vannak felszerelve, állítsa be a minimális hűtési célhőmérsékletet (alapértelmezés=7°C) legalább 2°C-al magasabbra, mint a fagyvédelmi szelepek maximális nyitási hőmérséklete (a gyárilag felszerelt fagyvédelmi szelepek nyitási hőmérséklete 3°C ±1).

Ha a minimális hűtési célhőmérsékletet alacsonyabbra állítja be, mint a biztonságos érték (azaz a fagyvédelmi szelepek maximális nyitási hőmérséklete + 2°C), akkor fennáll annak a veszélye, hogy a fagyvédelmi szelepek kinyílnak, amikor lehűlnek a minimális célhőmérsékletre.



INFORMÁCIÓ

A minimális kilépő vízhőmérséklet meghatározása a [3.11] Alulhűtési beállítási pont beállítási alapján történik. Ez a határérték határozza meg a minimálisan kilépő vízhőmérsékletet **a rendszerben**. Ennek a beállításnak az értékétől függően a minimális kilépő cél vízhőmérsékletet is 4°C-kal növeli a rendszer, hogy stabil vezérlést biztosítson a célhőmérséklet felé.

A minimális kilépő vízhőmérséklet meghatározása **fő zónában** az [1.20] Túlhűtő vízkör beállítás alapján történik. Ez a határérték határozza meg a minimális kilépő vízhőmérsékletet **a fő zónában**. Ennek a beállításnak az értékétől függően a minimális kilépő cél vízhőmérsékletet is 4°C-kal növeli a rendszer, hogy stabil vezérlést biztosítson a célhőmérséklet felé.



FIGYELEM

Fagyálló oldatok (pl. glikol) hozzáadása a vízhez NEM megengedett.

5.2.6 A tárolótartályban lévő hőcserélő feltöltése

A következő hőcserélőt fel kell tölteni vízzel a tárolótartály feltöltése előtt:

- A használatimelegvíz-hőcserélőt



MEGJEGYZÉS

A használatimelegvíz-hőcserélő feltöltéséhez használjon töltőkészletet (ez nem tartozék). Ügyeljen rá, hogy megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak.

- Nyissa ki a hidegvíz-ellátás elzárószelepét.
 - Nyissa ki a rendszer összes melegvíz-csapját, hogy a lehető legjobban áramoljon a víz.
 - Tartsa nyitva a melegvíz-csapokat, és folyassa a hideg vizet, amíg a csapokból már nem jön több levegő.
 - Keressen vízszivárgásokat.
- A bivalens hőcserélő (csak néhány modellen)

- Töltse fel vízzel a bivalens hőcserélőt úgy, hogy a bivalens fűtőkörhöz csatlakoztatja. Ha a bivalens fűtőkört később fogják felszerelni, töltsen fel a bivalens hőcserélőt egy töltőcsővel, amíg mindkét csatlakozóból víz nem folyik ki.
- Hajtson végre légtelenítést a bivalens fűtőkörön.
- Keressen vízszivárgásokat.

5.2.7 A tárolótartály feltöltése




MEGJEGYZÉS

A tárolótartály feltöltése előtt fel kell tölteni a tárolótartályban lévő hőcserélőket; lásd az előző fejezeteket.

A tárolótartályt 6 barnál alacsonyabb víznyomással és 15 l/min-nél alacsonyabb áramlási sebességgel töltsen fel.

Felszerelt visszafolyó szolárkészlet nélkül (opció)

- Csatlakoztasson egy nem visszaeresztő szeleppel (1/2") felszerelt tömlőt a visszafolyó csatlakozóhoz.
- Töltsen fel a tárolótartályt, amíg a túlfolyó csatlakozóból víz nem folyik ki.
- Távolítsa el a tömlőt.



- a Visszafolyó csatlakozó
b Túlfolyó csatlakozó
c Tömlő nem visszaeresztő szeleppel (1/2")

Felszerelt visszafolyó szolárkészlettel (opció)

- 1 Kombinálja a feltöltő- és elvezetőkészletet (opcionális) a visszafolyó szolárkészlettel (opcionális) a tárolótartály feltöltéséhez.
- 2 Csatlakoztassa a nem visszaeresztő szeleppel felszerelt tömlőt a feltöltő- és elvezetőkészlethez.

Kövesse az előző fejezetben ismertetett lépéseket.

5.2.8 A vízvezeték szigetelése

A csöveket a teljes vízkörben szigetelni KELL a hűtés közben fellépő páralecsapódás, valamint a hűtési és fűtési teljesítmény csökkenésének megelőzése érdekében.

A kültéri vízcsövek szigetelése

Lásd a kültéri egység szerelési kézikönyvét vagy a szerelői referencia-útmutatót.

6 Elektromos bekötések



VESZÉLY: ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE



FIGYELEM

- Az összes huzalozást képesített szakembernek KELL végeznie, és meg KELL felelnie a vonatkozó országos szabályozásoknak.
- Hozzon létre elektromos csatlakozókat a rögzített huzalozáshoz.
- A helyszínen beszerzett összes összetevőnek és összes elektromos szerkezetnek meg KELL felelnie az vonatkozó jogszabályoknak.



FIGYELEM

MINDIG többeres kábelt használjon tápkábalként.



FIGYELEM

Ha a tápkábel sérült, a balesetek elkerülése érdekében a gyártóra, a márkaszervizre vagy egy hasonlóan képzett szakemberre KELL bízni a cseréjét.



VIGYÁZAT

NE helyezzen feleslegesen hosszú vezetékeket az egységbe.



MEGJEGYZÉS

A magas és az alacsony feszültségű kábelek között legalább 50 mm távolságnak kell maradnia.



INFORMÁCIÓ

Nem tartozék vagy opcionális kábelek felszerelésekor vegye figyelembe a megfelelő kábelhosszt. Ez lehetővé teszi, hogy a javítás közben ki lehessen nyitni a kapcsolódobozt, és hozzá lehessen férni az egyéb alkatrészekhez a javítás során.

6.1 Információk az elektromos megfelelésről

Csak a beltéri egység kiegészítő fűtőeleme esetén

Lásd: "6.4.3 A kiegészítő fűtőelem tápfeszültségének csatlakoztatása" [p. 20].

6.2 Villamossági bekötésekre vonatkozó irányelvek



MEGJEGYZÉS

Tömör (egymagos) vezeték használata javasolt. Sodrott vezeték használata esetén finoman csavarja össze a vezeték szálait, vagy csavarja össze a vezeték végét és szereljen kerek csatlakozósarut a vezeték végére. Részletes ismertetést a szerelői referencia-útmutató "Villamossági bekötésekre vonatkozó irányelvek" részében talál.

Meghúzónyomatékok

Beltéri egység:

Elem	Meghúzónyomaték (N·m)
M3,5 (X42M, X43M, X44M, X45M)	0,88 ±10%
M4 (X40M, X41M)	1,47 ±10%
M4 (földelés)	1,47 ±10%

6.3 Külső I/O csatlakozók

Az elektromos vezetékek csatlakoztatásakor bizonyos alkatrészeknél kiválaszthatja, hogy melyik kivezetéscsapokat használja. A csatlakoztatás után közölnie kell a felhasználói felülettel (a [13] Külső I/O segítségével), hogy mely kivezetéscsapokat használta, hogy azok megfeleljenek a rendszerelrendezésnek.

1

Válassza ki, hogy melyik kivezetéscsapokat melyik alkatrészhez használja.

1a

Külső I/O bemenetek esetén:

Válasszon a szabványos lehetőségek közül (12345) amint az az opcionális berendezések megfelelő "6.4 A beltéri egység csatlakozásai" ▶ 15] témáinál és a kiegészítő kézikönyvben látható). Például:

1b

Külső I/O kimenetek esetén:

Több lehetősége van.

1b.1

1. lehetőség (előnyben részesített); csak akkor lehetséges, ha a csatlakoztatott alkatrész üzemi árama és/vagy beömlési áramerőssége NEM haladja meg a kivezetések maximális üzemi áramát és/vagy beömlési áramerősségét az adott témakörben felsoroltak szerint):

Válasszon a szabványos lehetőségek közül (1234) amint az az opcionális berendezések megfelelő "6.4 A beltéri egység csatlakozásai" ▶ 15] témáinál és a kiegészítő kézikönyvben látható). Például:

- A megfelelő kivezetések maximális üzemi árama és/vagy beömlési áramerőssége = 0,3 A
- A csatlakoztatott alkatrész maximális üzemi áram és/vagy beömlési áramerőssége ≤0,3 A

1b.2

2. lehetőség (abban az esetben, ha a csatlakoztatott alkatrész üzemi árama és/vagy beömlési áramerőssége meghaladja a kivezetések maximális üzemi áramát és/vagy beömlési áramerősségét az adott témakörben felsoroltak szerint):

Válasszon a szabványos lehetőségek közül (1234) amint az az opcionális berendezések megfelelő "6.4 A beltéri egység csatlakozásai" ▶ 15] témáinál és a kiegészítő kézikönyvben látható), de ahelyett, hogy közvetlenül csatlakozna az alkatrészhez, szereljen be egy külső tápellátású relét (nem tartozék) a kapcsolódobozon kívül. Például:

- A megfelelő kivezetések maximális üzemi árama és/vagy beömlési áramerőssége = 0,3 A
- A csatlakoztatott alkatrész maximális üzemi áram és/vagy beömlési áramerőssége >0,3 A

1b.3

3. lehetőség:

Alternatív megoldásként a szabványos lehetőségek egyikének kiválasztása helyett (1234) bármelyik Külső I/O kimenet kivezetéscsapjait használhatja. Ugyanakkor azt is ellenőriznie kell, hogy a csatlakoztatott alkatrész üzemi árama és/vagy beömlési áramerőssége meghaladja-e a kivezetések maximális üzemi és/vagy beömlési áramerősségét az adott témakörben felsoroltak szerint. Ha túllépte, akkor telepítenie kell közéjük egy relét (hasonlóan a 2. lehetőséghez).

2

Közölje a felhasználói felülettel, hogy melyik alkatrészhez melyik kivezetéscsapot használta.

2.1

Lépjen a [13] pontra: Külső I/O.

2.2

Válassza ki a használt csatlakozóblokkot.

Eredmény: A képernyő a csatlakozókkal az adott csatlakozóblokkon látható. Például:

2.3

A bal oldalon válassza ki a használt kivezetéscsapokat.

2.4

A jobb oldalon válassza ki a csatlakoztatott alkatrészt:

- Külső I/O bemenetek (lásd az alábbi táblázatot)
- Külső I/O kimenetek (lásd az alábbi táblázatot)

2.5

Állítsa be, hogy a logikát kell-e invertálni:

Ha az alkatrész...	Akkor állítsa be...
Általában nyitva	Invertálás = KI
Általában zárva	Invertálás = BE

Külső I/O bemenetek

Ha a csatlakoztatott alkatrész...	Akkor válassza a Funkció = ...
Távolsági kültéri érzékelő. Az opcionális berendezéseket lásd a kiegészítő kézikönyvben (és "6.4 A beltéri egység csatlakozásai" [15]).	Külső kültéri érzékelő
Távolsági beltéri érzékelő. Az opcionális berendezéseket lásd a kiegészítő kézikönyvben (és "6.4 A beltéri egység csatlakozásai" [15]).	Külső beltéri érzékelő
Smart Grid-érintkezők. Lásd: "6.4.14 Smart Grid" [25].	1. NF/KF okoshálózati csatlakozó 2. NF/KF okoshálózati csatlakozó
Kedvezményes kWh díjszabású elektromos áramkör csatlakozója. Lásd: "6.4.2 A tápellátás csatlakoztatása" [19].	HP díjszabás csatlakozó
Biztonsági termosztátok a fő zónához és egységhez. Lásd: "6.4.13 A biztonsági termosztát csatlakoztatása (normál zárt kapcsolattal)" [24].	Biztonsági termosztát, fő Biztonsági termosztát egység
Smart Grid-mérő érintkező. Lásd: "6.4.14 Smart Grid" [25].	Okos fogyasztásmérő csatlakozó

Külső I/O kimenetek

Ha a csatlakoztatott alkatrész...	Akkor válassza a Funkció = ...
Elzárószelepek fő zónája és kiegészítő zónája. Lásd: "6.4.5 Az elzárószelep csatlakoztatása" [21]	Fő zóna lekapcsolószelepe Kieg. lekapcsolószelepe
Riasztás kimenete. Lásd: "6.4.8 A riasztás kimenetének csatlakoztatása" [23].	Riasztás
Váltás külső hőforrásra. Lásd: "6.4.10 A külső hőforrásra való átállás csatlakoztatása" [23].	Külső hőforrás
Bivalens megkerülőszelep. Lásd: "6.4.11 A bivalens megkerülőszelep csatlakoztatása" [24].	Bivalens megkerülőszelep
Térhűtés/fűtés fűtőelem működése BE/KI kimenet a fő zóna vagy a kiegészítő zóna esetén. Lásd: "6.4.9 A térhűtés/-fűtés BE/KI kimenetének csatlakoztatása" [23].	Hűtés/fűtés mód
Hőszivattyú-konvektorok. Az opcionális berendezéseket lásd a kiegészítő kézikönyvben (és "6.4 A beltéri egység csatlakozásai" [15]).	

Ha a csatlakoztatott alkatrész...	Akkor válassza a Funkció = ...
HMV-szivattyú + extra külső szivattyúk. Lásd: "6.4.6 A használatimelegvíz-szivattyú csatlakoztatása" [22].	HMV-szivattyú H/F másodlagos szivattyú H/F szivattyú ext. fő H/F szivattyú ext. kieg
HMV BE jel. Lásd: "6.4.7 A használati melegvíz-szivattyú csatlakoztatása" [22].	HMV Be jel

6.4 A beltéri egység csatlakozásai

Elem	Leírás
Tápellátás (fő)	Lásd: "6.4.2 A tápellátás csatlakoztatása" [19].
Tápellátás (kiegészítő fűtőelem)	Lásd: "6.4.3 A kiegészítő fűtőelem tápfeszültségének csatlakoztatása" [20]
Alaphelyzetben zárt elzárószelep (bemeneti szivárgásgátló)	Lásd: "6.4.4 Az alaphelyzetben zárt elzárószelep csatlakoztatása (bemeneti szivárgásgátló)" [21]
Elzárószelep	Lásd: "6.4.5 Az elzárószelep csatlakoztatása" [21].
Használatimelegvíz-szivattyú	Lásd: "6.4.6 A használatimelegvíz-szivattyú csatlakoztatása" [22].
Használati meleg víz BE jel	Lásd: "6.4.7 A használati melegvíz-szivattyú csatlakoztatása" [22]
Riasztás kimenete	Lásd: "6.4.8 A riasztás kimenetének csatlakoztatása" [23].
Térhűtés/fűtés vezérlője	Lásd: "6.4.9 A térhűtés/-fűtés BE/KI kimenetének csatlakoztatása" [23].
Váltás külső hőforrás-vezérlésre	Lásd: "6.4.10 A külső hőforrásra való átállás csatlakoztatása" [23].
Bivalens megkerülőszelep	Lásd: "6.4.11 A bivalens megkerülőszelep csatlakoztatása" [24]
Áramfogyasztás-mérők	Lásd: "6.4.12 Az áramfogyasztás-mérők csatlakoztatása" [24].
Biztonsági termosztát	Lásd: "6.4.13 A biztonsági termosztát csatlakoztatása (normál zárt kapcsolattal)" [24].
Smart Grid	Lásd: "6.4.14 Smart Grid" [25].
WLAN-kazetta	Lásd: "6.4.15 A WLAN-kazetta csatlakoztatása (mellékelt tartozék)" [27].
Napenergiás bemenet	Lásd: "6.4.16 A napenergiás bemenet csatlakoztatása" [27].
Gázmérő	Lásd: "6.4.17 A gázmérő csatlakoztatása" [27]
Szobatermosztát (vezetékes vagy vezeték nélküli)	 Lásd a lenti táblázatot.  Vezetékek: 0,75 mm² Maximális üzemi áram: 100 mA  A fő zóna esetén: [1.12] Vezérlés [1.13] Külső szobatermosztát A kiegészítő zóna esetén: [2.12] Vezérlés [2.13] Külső szobatermosztát

6 Elektromos bekötések

Elem	Leírás
Hőszivattyú-konvektor	 Különböző szabályozók és beállítások érhetők el a hőszivattyú-konvektorokhoz. A beállítástól függően szereljen be egy relét (nem tartozék, lásd az opcionális berendezések kiegészítő kézikönyvét). További információ: - A hőszivattyú-konvektorok szerelési kézikönyve - A hőszivattyú-konvektorok változatainak szerelési kézikönyve - Kiegészítő kézikönyv az opcionális berendezésekhez
	 Vezetékek: 0,75 mm ² Maximális üzemi áram: 100 mA Ez egy Külső I/O kimeneti csatlakozó. Lásd: "6.3 Külső I/O csatlakozók" ▶ 14].  [13] Külső I/O (Hűtés/fűtés mód) A fő zóna esetén: [1.12] Vezérlés [1.13] Külső szobatermosztát A kiegészítő zóna esetén: [2.12] Vezérlés [2.13] Külső szobatermosztát
Távoli kültéri érzékelő	 Lásd: - A távoli kültéri érzékelő szerelési kézikönyve - Kiegészítő kézikönyv az opcionális berendezésekhez  Vezetékek: 2×0,75 mm ² Ez egy Külső I/O bemeneti csatlakozó. Lásd: "6.3 Külső I/O csatlakozók" ▶ 14].  [13] Külső I/O (Külső kültéri érzékelő) [5.22] Környezeti érzékelő
Távoli beltéri érzékelő	 Lásd: - A távoli beltéri érzékelő szerelési kézikönyve - Kiegészítő kézikönyv az opcionális berendezésekhez  Vezetékek: 2×0,75 mm ² Ez egy Külső I/O bemeneti csatlakozó. Lásd: "6.3 Külső I/O csatlakozók" ▶ 14].  [13] Külső I/O (Külső beltéri érzékelő) [1.33] Külső szobatermosztát eltolása

Elem	Leírás
Kényelmi felhasználói felület	 Lásd: - A kényelmi felhasználói felület szerelési és üzemeltetési kézikönyve - Kiegészítő kézikönyv az opcionális berendezésekhez  Vezetékek: 2×(0,75~1,25 mm ²) Maximális hossz: 500 m  [1.12] Vezérlés [1.38] Szobai érzékelő eltolása
Kétzónás készlet	 Lásd: - A kétzónás készlet szerelési kézikönyve - Kiegészítő kézikönyv az opcionális berendezésekhez  Használja a kétzónás készlethez mellékelt kábelt.  [3.10] Beszerelt kétzónás készlet



szobatermosztáthoz (vezetékes vagy vezeték nélküli):

Abban az esetben, ha...	Lásd...
Vezeték nélküli szobatermosztát	- A vezeték nélküli szobatermosztát szerelési kézikönyve - Kiegészítő kézikönyv az opcionális berendezésekhez
Többzónás alapegységgel nem rendelkező vezetékes szobatermosztát	- A vezetékes szobatermosztát szerelési kézikönyve - Kiegészítő kézikönyv az opcionális berendezésekhez
Többzónás alapegységgel rendelkező vezetékes szobatermosztát	- Vezetékes szobatermosztát (digitális vagy analóg) + többzónás alapegység szerelési kézikönyve - Kiegészítő kézikönyv az opcionális berendezésekhez - Ebben az esetben: - A vezetékes (digitális vagy analóg) szobatermosztátot csatlakoztatnia kell a többzónás alapegységhez - A többzónás alapegységet csatlakoztatnia kell a kültéri egységhez - A hűtés/fűtés működtetéséhez relé beszerelésére is szükség van (nem tartozék, lásd az opcionális berendezések kiegészítő kézikönyvét)



6.4.1 Elektromos huzalok csatlakoztatása a beltéri egységhez

Megjegyzés: Az ECH₂O kapcsolódobozához csatlakoztatott minden kábelt feszültségmentesítővel kell rögzíteni.


A kapcsolódobozhoz való könnyebb hozzáférés és a kábelek könnyebb elvezetése érdekében a kapcsolódoboz leengedhető (lásd: "4.2.1 A beltéri egység felnyitása" ▶ 5)).

**MEGJEGYZÉS**


Ha a kapcsolódoboz le van engedve szervizelési pozícióba az elektromos felszerelési munkálatok közben, figyelembe kell venni, hogy nagyobb kábelhosszra van szükség. A normál pozícióban lévő kábelek elvezetése hosszabb, mint szervizelési pozícióban.

**Feszülésmentesítő kábelrögzítés**

Szerelje fel a kábelt kábeltartóval és kábelrögzítővel a kapcsolódoboz tetejére az alábbiak szerint:




Nem szabad kábeleket csatlakoztatni a csatlakozókhoz, amíg a csatlakozók felszerelőlemeze üzemi helyzetben van.




6 Elektromos bekötések

Kábelvezetés




- 1 Bevezetés az egységbe
- 2 Feszültségmentesítés (kábelrögzítő)
- 3 Bevezetés a kapcsolódobozba + feszültségmentesítés (kábelrögzítő vagy kábeltömszelencék)
- 4 Előlnézet, kapcsolódoboz (csatlakozóblokkok és PCB-k)


Kövesse a ①→ kábelnyomvonalat:



Kövesse a ②→ és ③→ kábelnyomvonalat:




Csatlakozóblokk (SWB1)




#	Kábel	Csatlakozóblokk
A	Kisfeszültségű opciók: - Kedvezményes tápellátás csatlakozója (nem tartozék) - Kényelmi felhasználói felület (opcionális készlet) - Kültéri környezeti hőmérséklet érzékelője (opcionális készlet) - Beltéri környezeti hőmérséklet érzékelője (opcionális készlet) - Elektromos mérők (nem tartozék) - Biztonsági termosztát (nem tartozék) - Smart Grid (kisfeszültségű érintkezők) (nem tartozék) - Kétzónás keverőkészlet (opcionális készlet) - Napenergia bemenet (nem tartozék) - Gázmérő (nem tartozék)	X44M + X45M
B	Fő tápellátás	X40M
	Összekötőkábel	X40M
	A kiegészítő fűtőelem tápellátása	X41M
C	Nagyfeszültségű opciók: - Hőszivattyú-konvektor (opcionális készlet) - Szobatermosztát (opcionális készlet) - Elzárószelep (nem tartozék) - Használatimelegvíz-szivattyú + további külső szivattyúk (nem tartozék) - Használati meleg víz BE jel (nem tartozék) - Riasztás kimenete (nem tartozék) - Váltás külső hőforrás-vezérlésre (nem tartozék) - Bivalens megkerülőszelep (nem tartozék) - Térfűtés/-hűtés működésének vezérlése (nem tartozék) - Smart Grid (nagyfeszültségű érintkezők) (opcionális készlet)	X42M+X43M

PCB-k (a kapcsolódobozok belsejében):

SWB1



SWB2



Kapcsolódoboz	PCB
SWB1	- A1P: Hydro PCB - A5P: Tápellátás PCB - A11P: Felületi PCB
SWB2	- A6P: Többlépcsős kiegészítő fűtőelem PCB - Q1L: A kiegészítő fűtőelem hővédője



INFORMÁCIÓ

Nem tartozék vagy opcionális kábelek felszerelésekor vegye figyelembe a megfelelő kábelhosszt. Ez lehetővé teszi, hogy a javítás közben el lehessen távolítani és vissza lehessen helyezni a kapcsolódobozt, és hozzá lehessen férni az egyéb alkatrészekhez a javítás során.



VIGYÁZAT

NE helyezzen feleslegesen hosszú vezetékeket az egységbe.

6.4.2 A tápellátás csatlakoztatása

Ez a szakasz a tápellátás csatlakoztatásának 2 lehetséges módját ismerteti:

- Külön táplált beltéri egység esetén:
 - normál kWh díjszabású elektromos árammal
 - kedvezményes kWh-díjszabású elektromos árammal
- Kültéri egységből táplált beltéri egység esetén

Külön táplált beltéri egység esetén (standard):



A vezetékezési alkatrészek specifikációi

Normál kWh díjszabású elektromos áram a beltéri egység egységhez (= fő tápellátás)	
Maximális üzemi áram	6,3 A
Feszültség	220–240 V
Fázis	1~
Frekvencia	50 Hz
Vezetékméret	Meg KELL felelnie az adott országra jellemző huzalozási szabályoknak. A vezeték mérete az áramerősségtől függ, de legalább 1,5 mm² 3 maggal rendelkező kábel

Normál kWh díjszabású elektromos áram a beltéri egység egységhez (= fő tápellátás)

Ajánlott külső biztosíték	6 A
Földzárlatvédelmi áramkör-megszakító	Meg KELL felelnie az adott országra jellemző huzalozási szabályoknak

normál kWh díjszabású elektromos árammal



b Összekötőkábel


- Kövesse a kábelútvonlatot (b) a következő részben: "6.4.1 Elektromos huzalok csatlakoztatása a beltéri egységhez" [16].
- Vezetékek: (3+GND)×1,5 mm²

Beltéri egység tápellátása (= fő tápellátás)


- Kövesse a kábelútvonlatot (b) a következő részben: "6.4.1 Elektromos huzalok csatlakoztatása a beltéri egységhez" [16].
- Vezetékek: 1N + GND
- F2B: Túláram-biztosíték (nem tartozék)
- Q2DI: Földzárlatvédelmi áramkör-megszakító (nem tartozék)



kedvezményes kWh-díjszabású elektromos árammal





6 Elektromos bekötések



	a Kedvezményes kWh díjszabású elektromos áramkör csatlakozója (S1S)	- Kövesse a kábelútvonat a→ a következő részben: "6.4.1 Elektromos huzalok csatlakoztatása a beltéri egységhez" ▶ 16]. - Vezetékek: $2 \times (0,75 \sim 1,25 \text{ mm}^2)$ - Maximális hossz: 50 m. - Kedvezményes kWh díjszabású elektromos áramkör csatlakozója: 16 V DC jelzés (a feszültséget a PCB biztosítja). A feszültségmentes csatlakozónak minimum 15 V DC, 10 mA áramerősséget kell vezetnie. - Ez egy Külső I/O bemeneti csatlakozó. Lásd: "6.3 Külső I/O csatlakozók" ▶ 14].
	b Összekötőkábel	- Kövesse a kábelútvonat b→ a következő részben: "6.4.1 Elektromos huzalok csatlakoztatása a beltéri egységhez" ▶ 16]. - Vezetékek: $(3 + \text{GND}) \times 1,5 \text{ mm}^2$
	Beltéri egység tápellátása (= fő tápellátás)	- Kövesse a kábelútvonat b→ a következő részben: "6.4.1 Elektromos huzalok csatlakoztatása a beltéri egységhez" ▶ 16]. - Vezetékek: 1N + GND - F2B: Túláram-biztosíték (nem tartozék) - Q2DI: Földzárlatvédelmi áramkör-megszakító (nem tartozék)
	[13] Külső I/O (HP díjszabás csatlakozó)	
	[5.25.1] Üzem mód (Hőszivattyú díjszabás)	

Kültéri egységből táplált beltéri egység esetén



	b Összekötőkábel (= fő tápellátás)	- Kövesse a kábelútvonat b→ a következő részben: "6.4.1 Elektromos huzalok csatlakoztatása a beltéri egységhez" ▶ 16]. - Vezetékek: $(3 + \text{GND}) \times 1,5 \text{ mm}^2$
	X11Y	- Válassza le az X11Y elemet az X11YA elemről. - Csatlakoztassa az X11Y pontot az X11YB ponthoz.

6.4.3 A kiegészítő fűtőelem tápfeszültségének csatlakoztatása


	FIGYELEM
	A kiegészítő fűtőelemnek rendelkeznie KELL külön tápellátással, és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően védeni KELL a biztonsági berendezésekkel.


	VIGYÁZAT
	Annak érdekében, hogy az egység megfelelően földelt legyen, MINDIG csatlakoztassa a kiegészítő fűtőelem tápellátását és a földkábel.

	MEGJEGYZÉS
	Ha a kiegészítő fűtőelem nem működik, akkor:
	- Térfűtés és tartály felmelegítése nem megengedett. - Az AA-01 (A kiegészítő fűtőelem túlmelegedett, vagy a kiegészítő fűtőelem tápkábele nincs csatlakoztatva) hiba jön létre.

	MEGJEGYZÉS
	A kiegészítő fűtőelem kimenete a vezetékektől és a felhasználói felület kiválasztásától függ. Győződjön meg arról, hogy a tápellátás megfelel-e a felhasználói felület kiválasztásának.

Lehetséges elrendezések 9 kW többlépcsős kiegészítő fűtőelem esetén






	b	Kövesse a kábelútvonalat (b) a következő részben: "6.4.1 Elektromos huzalok csatlakoztatása a beltéri egységhez" ▶ 16].
	F1B	Túláram-biztosíték (nem tartozék). Értékek táblázatokban.
	Q1DI	Földzárátvédelmi áramkör-megszakító (nem tartozék)
	[5.5] Kiegészítő fűtőelem	

A vezetékezési alkatrészek specifikációi

Alkatrész	ELRENDEZÉS	
	A	B
Tápellátás		
Feszültség	390–410 V	220–240 V
Táp	9 kW	6 kW
Névleges áram	13 A	13 A
Fázis	3N~	1N~
Frekvencia	50 Hz	
Vezetékméret	Meg KELL felelnie az adott országra jellemző huzalozási szabályoknak	
	A vezeték mérete az áramerősségtől függ, de minimum 2,5 mm ²	
	5 maggal rendelkező kábel	
	3L+N+GND	2L+2N+GND
Ajánlott túláram-biztosíték	4-pólusú 16 A	
Földzárátvédelmi áramkör-megszakító	Meg KELL felelnie az adott országra jellemző huzalozási szabályoknak	

6.4.4 Az alaphelyzetben zárt elzárószelep csatlakoztatása (bemeneti szivárgásgátló)



	x	Tartozékként szállítjuk
	y	Gyárilag beszerelve
	c	Kövesse a kábelútvonalat (c) a következő részben: "6.4.1 Elektromos huzalok csatlakoztatása a beltéri egységhez" ▶ 16].
	M4S	Alaphelyzetben zárt elzárószelep (bemeneti szivárgásgátló)
	X14Y	Csatlakoztassa az X14YA pontot az X14Y ponthoz.

6.4.5 Az elzárószelep csatlakoztatása



MEGJEGYZÉS



A huzalozás eltérő az NC (normally closed: alaphelyzetben zárt) és az NO (normally open: alaphelyzetben nyitott) szelepek esetében.



INFORMÁCIÓ



Példa az elzárószelep használatára. Ha egyetlen kilépő vízhőmérsékleti zónával, illetve padlófűtés és hőszivattyú-konvektorok kombinációjával dolgozik, szereljen be egy elzárószelepet a padlófűtés előtt, nehogy pára csapódjon le a padlón, amikor a rendszert hűtésre használja.

Alaphelyzetben zárt elzárószelepek esetén





6 Elektromos bekötések

Alaphelyzetben nyitott elzárószelepek esetén




	c - Kövesse a kábelútvonalat a következő részben: "6.4.1 Elektromos huzalok csatlakoztatása a beltéri egységhez" [16]. - Vezetékek: (2 + híd) × 1 mm² - Ez egy Külső I/O kimeneti csatlakozó. Lásd: "6.3 Külső I/O csatlakozók" [14].	
	M2S	Elzárószelep a fő zóna esetén
	x	Elzárószelep a kiegészítő zóna esetén
	NC	Általában zárva
	NO	Általában nyitva
	[13] Külső I/O: - Fő zóna lekapcsolószelepe - Kieg. lekapcsolószelepe	


6.4.6 A használatimelegvíz-szivattyú csatlakoztatása



	c - Kövesse a kábelútvonalat a következő részben: "6.4.1 Elektromos huzalok csatlakoztatása a beltéri egységhez" [16]. - Vezetékek: (2+GND) × 1 mm² - Ez egy Külső I/O kimeneti csatlakozó. Lásd: "6.3 Külső I/O csatlakozók" [14].	
	M2P	HMV-szivattyúkimenet.
	x1	Extra külső szivattyúk
	x2	Használja bármely más Külső I/O kimenet kivezetéscsappait. Ellenőriznie kell azonban azt is, hogy kell-e középük relét telepíteni.
	[13] Külső I/O - HMV-szivattyú: Azonnali melegvízhez és/vagy fertőtlenítéshez használt szivattyú. Ebben az esetben a [4.13] HMV-szivattyú beállításban meg kell adnia a funkciót is: *Azonnali meleg víz *Fertőtlenítés *Mindkettő - H/F másodlagos szivattyú: A szivattyú akkor működik, ha a fő vagy kiegészítő zónából kérés érkezik. - H/F szivattyú ext. fő: A szivattyú akkor működik, ha a fő zónából kérés érkezik. - H/F szivattyú ext. kieg: A szivattyú akkor működik, ha a kiegészítő zónából kérés érkezik.	
	[4.6] Program	



6.4.7 A használati melegvíz-szivattyú csatlakoztatása







	c	- Kövesse a kábelútvonalat a következő részben: "6.4.1 Elektromos huzalok csatlakoztatása a beltéri egységhez" [p 16]. - Vezetékek: 2×1 mm² - Ez egy Külső I/O kimeneti csatlakozó. Lásd: "6.3 Külső I/O csatlakozók" [p 14].
	x	- Használati meleg víz BE jelzése (= a készülék HMV üzemeltetés közben működik): - Maximális terhelés: 0,3 A, 230 V AC
		[13] Külső I/O (HMV Be jel)

6.4.8 A riasztás kimenetének csatlakoztatása



	c	- Kövesse a kábelútvonalat a következő részben: "6.4.1 Elektromos huzalok csatlakoztatása a beltéri egységhez" [p 16]. - Vezetékek: 2×1 mm² - Ez egy Külső I/O kimeneti csatlakozó. Lásd: "6.3 Külső I/O csatlakozók" [p 14].
	x	- Riasztás kimenete: - Maximális terhelés: 0,3 A, 230 V AC
		[13] Külső I/O (Riasztás)

6.4.9 A térhűtés/fűtés BE/KI kimenetének csatlakoztatása



	c	- Kövesse a kábelútvonalat a következő részben: "6.4.1 Elektromos huzalok csatlakoztatása a beltéri egységhez" [p 16]. - Vezetékek: 2×1 mm² - Ez egy Külső I/O kimeneti csatlakozó. Lásd: "6.3 Külső I/O csatlakozók" [p 14].
	x	- Térhűtés/-fűtés BE/KI kimenete: - Maximális terhelés: 0,3 A, 230 V AC
		[13] Külső I/O (Hűtés/fűtés mód)



6.4.10 A külső hőforrásra való átállás csatlakoztatása



INFORMÁCIÓ

A bivalens működés csak 1 kilépő víz hőmérsékleti zóna esetén, a következővel lehetséges:

- szobatermosztátos szabályozás, VAGY
- külső szobatermosztátos szabályozás.



6 Elektromos bekötések

	c	- Kövesse a kábelútvonalat a következő részben: "6.4.1 Elektromos huzalok csatlakoztatása a beltéri egységhez" ▶ 16]. - Vezetékek: 2×1 mm² - Ez egy Külső I/O kimeneti csatlakozó. Lásd: "6.3 Külső I/O csatlakozók" ▶ 14].
	x	Váltás külső hőforrásra: - Maximális terhelés: 0,3 A, 230 V AC - Minimális terhelés: 20 mA, 5 V DC
		[13] Külső I/O (Külső hőforrás) [5.14] Bivalens [5.14.7] Bivalens (BE)


6.4.11 A bivalens megkerülőszelep csatlakoztatása




MEGJEGYZÉS

A huzalozás eltérő az NC (normally closed: alaphelyzetben zárt) és az NO (normally open: alaphelyzetben nyitott) szelepek esetében.

Alaphelyzetben zárt bivalens megkerülőszelepek esetén



Alaphelyzetben nyitott bivalens megkerülőszelepek esetén





	c	- Kövesse a kábelútvonalat a következő részben: "6.4.1 Elektromos huzalok csatlakoztatása a beltéri egységhez" ▶ 16]. - Vezetékek: (2 + híd)×1 mm² - Ez egy Külső I/O kimeneti csatlakozó. Lásd: "6.3 Külső I/O csatlakozók" ▶ 14].
	x	Bivalens megkerülőszelep (aktiválódik, ha a bivalens aktív): - Maximális üzemi áram: 0,3 A - PCB által biztosított 230 V AC
	NC	Általában zárva
	NO	Általában nyitva
		[13] Külső I/O (Bivalens megkerülőszelep) [5.14] Bivalens [5.14.7] Bivalens (BE)

6.4.12 Az áramfogyasztás-mérők csatlakoztatása



INFORMÁCIÓ

Ez a funkció NEM érhető el a felhasználói felület szoftverének korai verzióiban.



- Kövesse a kábelútvonalat a következő részben: "6.4.1 Elektromos huzalok csatlakoztatása a beltéri egységhez" ▶ 16].
- Vezetékek: 2 (mérőnként)×0,75 mm²
- Ez egy Külső I/O bemeneti csatlakozó. Lásd: "6.3 Külső I/O csatlakozók" ▶ 14].

S2S	1. áramfogyasztás-mérő	16 V DC impulzusjelzés (a feszültséget a PCB biztosítja)
S3S	2. áramfogyasztás-mérő	



6.4.13 A biztonsági termosztát csatlakoztatása (normál zárt kapcsolattal)

Két biztonsági termosztátot csatlakoztathat (egyet az egységhez és egyet a fő zónához). Ezek megakadályozzák, hogy túl magas hőmérséklet kerüljön az adott zónákba.





MEGJEGYZÉS

Ügyeljen arra, hogy a biztonsági termosztát kiválasztása és felszerelése során a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járjon el.

A biztonsági termosztát akaratlan kioldásának megakadályozása a következőket javasoljuk:

- A biztonsági termosztát legyen automatikusan visszaállítható.
- A biztonsági termosztát hőmérséklet-ingadozása legfeljebb 2°C/perc legyen.
- Legyen legalább 2 méter távolság a biztonsági termosztát és a 3 járatú szelep között.



a	- Kövesse a kábelútvonalt ③ a következő részben: "6.4.1 Elektromos huzalok csatlakoztatása a beltéri egységhez" 16]. - Vezetékek: 2×0,75 mm² - Maximális hossz: 50 m - Ez egy Külső I/O bemeneti csatlakozó. Lásd: "6.3 Külső I/O csatlakozók" 14].						
	<table border="1"> <tr> <td>Q4L</td><td>A fő zóna biztonsági termosztátjának érintkezője</td><td>16 V DC jelzés (a feszültséget a PCB biztosítja). A feszültségmentes csatlakozónak minimum 15 V DC, 10 mA áramerősséget kell vezetnie.</td></tr> <tr> <td>x</td><td>Biztonsági termosztát érintkező az egységhez</td><td></td></tr> </table>	Q4L	A fő zóna biztonsági termosztátjának érintkezője	16 V DC jelzés (a feszültséget a PCB biztosítja). A feszültségmentes csatlakozónak minimum 15 V DC, 10 mA áramerősséget kell vezetnie.	x	Biztonsági termosztát érintkező az egységhez	
Q4L	A fő zóna biztonsági termosztátjának érintkezője	16 V DC jelzés (a feszültséget a PCB biztosítja). A feszültségmentes csatlakozónak minimum 15 V DC, 10 mA áramerősséget kell vezetnie.					
x	Biztonsági termosztát érintkező az egységhez						
MMI	[13] Külső I/O: - Biztonsági termosztát, fő - Biztonsági termosztát egység						

6.4.14 Smart Grid



INFORMÁCIÓ

A Smart Grid fotovoltaiikus árammérőjének (S4S) működése NEM érhető el a felhasználói felület szoftverének korai verzióiban.

Ez a szakasz a beltéri egység Smart Grid hálózathoz való csatlakoztatásának különböző módjait ismerteti:

Smart Grid-érintkezők:	A 2 bejövő Smart Grid-érintkező aktiválhatja a következő Smart Grid-módokat:		
- Kisfeszültségű Smart Grid-érintkezők esetén. - Nagyfeszültségű Smart Grid-érintkezők esetén. Ehhez telepíteni kell 2 relét a Smart Grid relékészletből (EKRELSG).	1	2	Üzem mód
	0	0	Szabad üzem
	0	1	Kényszerkikapcsolás
	1	0	Ajánlott be
	1	1	Kényszerített be

Smart Grid mérő:

- Kisfeszültségű Smart Grid mérő esetén.
- Nagyfeszültség Smart Grid mérő esetén. Ehhez telepíteni kell **1 relét** a Smart Grid relékészletből (EKRELSG).

Ha a Smart Grid mérő aktív, csak a hőszivattyú működhet a kiválasztott teljesítményhatárral. Ha azonban az egység védőfunkciókat működtet, további hőforrások is használhatók (de továbbra is tiszteletben tartva a teljesítménykorlátozást).

A **Smart Grid-érintkezők** esetén a kapcsolódó beállítások a következők:




- [13] Külső I/O:
 - 1. NF/KF okoshálózati csatlakozó
 - 2. NF/KF okoshálózati csatlakozó
- [5.25] Igényre válasz
- [5.25.1] Üzem mód (Okoshálózat kész kapcsolatok)

Az **Smart Grid-mérő** esetén a kapcsolódó beállítások a következők:



- [13] Külső I/O (Okos fogyasztásmérő csatlakozó)
- [5.25.1] Üzem mód (Okos fogyasztásmérő csatlakozó)
- [5.30] Okos fogyasztásmérő korlát


Csatlakozások kisfeszültségű Smart Grid-érintkezők esetén







a	- Kövesse a kábelútvonalt ③ a következő részben: "6.4.1 Elektromos huzalok csatlakoztatása a beltéri egységhez" 16]. - Vezetékek: 0,75 mm² - Ez egy Külső I/O bemeneti csatlakozó. Lásd: "6.3 Külső I/O csatlakozók" 14].	
S4S	Smart Grid fotovoltaiikus impulzusmérő	
S10S / 1	1. kisfeszültségű Smart Grid-érintkező	
S11S / 2	2. kisfeszültségű Smart Grid-érintkező	

Csatlakozások nagyfeszültségű Smart Grid-érintkezők esetén

- Szereljen be 2 relét a Smart Grid-relékészletből (EKRELSG) az alábbiak szerint:




6 Elektromos bekötések




	a	A K1A és K2A csavarjai
	b	A nagyfeszültségű vezetékekre elhelyezendő matrica
	AWG22 ORG	A relék érintkező oldaláról érkező vezetékek (AWG22 narancssárga); csatlakoztatandók az X45M elemhez
	AWG18 RED	A relék tekercsoldaláról érkező vezetékek (AWG18 piros); csatlakoztatandók az X42M elemhez
	K1A, K2A	Relék
	✗	NEM szükséges

2 Végezze el a csatlakoztatást az alábbiak szerint



	a	- Kövesse a kábelútvonalat (a) a következő részben: "6.4.1 Elektromos huzalok csatlakoztatása a beltéri egységhez" [16]. - Vezetékek: 0,75 mm²
	c	- Kövesse a kábelútvonalat (c) a következő részben: "6.4.1 Elektromos huzalok csatlakoztatása a beltéri egységhez" [16]. - Vezetékek: 1 mm²
	x	230 V AC feszültségű vezérlőeszköz
	EKRELS G	Smart Grid-relékészlet Ez egy Külső I/O bemeneti csatlakozó. Lásd: "6.3 Külső I/O csatlakozók" [14].
	S4S	Smart Grid fotovoltaiikus impulzusmérő Ez egy Külső I/O bemeneti csatlakozó. Lásd: "6.3 Külső I/O csatlakozók" [14].
	1	1. nagyfeszültségű Smart Grid-érintkező
	2	2. nagyfeszültségű Smart Grid-érintkező


Csatlakozások kisfeszültségű Smart Grid-mérő esetén



	a	- Kövesse a kábelútvonalat (a) → a következő részben: "6.4.1 Elektromos huzalok csatlakoztatása a beltéri egységhez" ▶ 16]. - Vezetékek: 0,75 mm² - Ez egy külső I/O bemeneti csatlakozó. Lásd: "6.3 Külső I/O csatlakozók" ▶ 14].
	1	Kisfeszültségű Smart Grid-mérő

Csatlakozások nagyfeszültség Smart Grid-mérő esetén

- 1 Szereljen be 1 relét (K1A) a Smart Grid-relékészletből (EKRELSG). (lásd fent: Csatlakozások nagyfeszültségű Smart Grid-érintkezők esetén).
- 2 Végezze el a csatlakoztatást az alábbiak szerint:




	c	- Kövesse a kábelútvonalat ©→ a következő részben: "6.4.1 Elektromos huzalok csatlakoztatása a beltéri egységhez" ▶ 16]. - Vezetékek: 1 mm²
	x	230 V AC feszültségű vezérlőeszköz
	EKRELSG	Smart Grid-relékészlet Ez egy Külső I/O bemeneti csatlakozó. Lásd: "6.3 Külső I/O csatlakozók" ▶ 14].
	1	Nagyfeszültségű Smart Grid-mérő

6.4.15 A WLAN-kazetta csatlakoztatása (mellékelt tartozék)

MMI [8.3] Vezeték nélküli átjáró



- 1** Helyezze be a WLAN-kazettát a beltéri egység felhasználói felületén található nyílásba.



6.4.16 A napenergiás bemenet csatlakoztatása

INFORMÁCIÓ

Ez a funkció NEM érhető el a felhasználói felület szoftverének korai verzióiban.





	a - Kövesse a kábelútvonalat Ⓐ→ a következő részben: "6.4.1 Elektromos huzalok csatlakoztatása a beltéri egységhez" [▶ 16]. - Vezetékek: 2x0,75 mm² - Ez egy Külső I/O bemeneti csatlakozó. Lásd: "6.3 Külső I/O csatlakozók" [▶ 14].
	S13S Napenergiás bemenet csatlakozója: 16 V DC (a feszültséget a PCB biztosítja)
	

6.4.17 A gázmérő csatlakoztatása

INFORMACIÓ

Ez a funkció NEM érhető el a felhasználói felület szoftverének korai verzióiban.



7 Konfigurálás

	a	- Kövesse a kábelútvonalat (a) a következő részben: "6.4.1 Elektromos huzalok csatlakoztatása a beltéri egységhez" [16]. - Vezetékek: 2x0,75 mm² - Ez egy Külső I/O bemeneti csatlakozó. Lásd: "6.3 Külső I/O csatlakozók" [14].
	S12S	Gázmérő: 16 V DC impulzusjelzés (a feszültséget a PCB biztosítja)
		

7 Konfigurálás

Ez a fejezet csak a konfigurálás varázslón keresztül végrehajtott alapvető konfigurációkat ismerteti. További részletes magyarázatért és háttér-információkért tekintse meg a konfigurálási referencia-útmutatót.

Felhasználói üzemmód és Szerelői üzemmód

A kezdőképernyőn és adott esetben a legtöbb más képernyőn is válthat a felhasználói és a szerelői üzemmód között.

	Felhasználói üzemmód
	Szerelői üzemmód. PIN-kód: 5678

Menüszerkezet és Áttekintő mező beállításai

A szerelői beállításokat két különböző módszerrel érheti el. NEM minden beállítás érhető el azonban mindkét módszerrel.

A menüszerkezeten keresztül (navigációs elemekkel):

- 1 A kezdőképernyőn pöccintsen balra, vagy használja a navigációs gombokat (◀ ▶ ◊ ◊).
- 2 Lépjen bármelyik menübe:

[1] Fő zóna	[8] Kapcsolat
[2] Kiegészítő zóna	[9] Energia
[3] Térfűtés/-hűtés	[10] Beállítás varázsló
[4] Használati meleg víz	[11] Meghibásodás
[5] Beállítások	[12] Érintés
[6] Információ	[13] Külső I/O
[7] Karbantartási mód	

A mezőbeállítások áttekintésén keresztül:

- 1 Lépjen az [5.7] ponthoz: Beállítások > Helyszíni beállítások áttekintése.
- 2 Menjen a kívánt mezőbeállításhoz. Adott esetben a mezőbeállítási kódokat a konfigurálási referencia-útmutató írja le. **Példa:** Lépjen a 005 részre a vízcső befagyásának megelőzése funkcióhoz.
- 3 Válassza ki a kívánt értéket.

a	b	c	d
5.7 - Helyszíni beállítások áttekintése			
01/10			
001 x	002 x	003 x	004 x
005 Foly	006 x	007 x	008 x
009 x	010 x	011 x	012 x
013 x	014 x	015 x	016 x
017 x	018 x	019 x	020 x
letiltva			
Folyamatos			
Szakaszos			

- a Helyszíni beállítás kód
- b Kiválasztott érték
- c A kívánt érték kiválasztása
- d A különböző oldalak böngészése


7.1 Beállítás varázsló

A rendszer első BEKAPCSOLÁSÁT követően a felhasználói felületen elindul egy konfigurálás varázsló. Ezzel a varázslóval megadhatók a legfontosabb kezdeti beállítások az egység megfelelő működéséhez.

- Szükség esetén újraindíthatja a konfigurálás varázslót a menüszerkezeten keresztül: [3.10] Beállítás varázsló.
- Ha szükséges, később további beállításokat konfigurálhat a menüszerkezeten keresztül.

Konfigurálás varázsló — áttekintés

Az egység típusától és a kiválasztott beállításoktól függően egyes lépések nem lesznek láthatók.



Miután elvégezte a varázsló összes lépését, a felhasználói felület hibaüzenetet jelenít meg, amely utasítja, hogy lépjen a Digital Key részre (azaz hajtsa végre a feloldási eljárást). Lásd: "8.2.1 A kültéri egység (kompresszor) feloldása" [36].



UH-18 / UH-17



Digital Key

[10.1] Hely és nyelv

Állítsa be:

- Ország (ez határozza meg az időzónát is, ha a kiválasztott országnak csak egy időzónája van)
- Nyelv

[10.2] Időzóna

Korlátozás: Ez a képernyő csak akkor jelenik meg, ha egy országban több időzóna van.

Állítsa be a Időzóna értékét.

[10.3] Idő/dátum

Állítsa be:

- Dátum
- Óraformátum (24 óra vagy de./du.)
- Idő
- Nyári időszámítás (BE/KI)

[10.4] Rendszer 1/4


Állítsa be:

- Zónák száma
- Bivalens
- HMV-tartály
- HMV-tartály típusa

Zónák száma

A rendszer maximum 2 vízhőmérsékleti zónának képes kilépő vizet biztosítani. A konfigurálás során be kell állítani a vízhőmérsékleti zónák számát.


- Egyetlen zóna
Csak egy kilépő vízhőmérsékleti zóna.



a Fő kilépő vízhőmérsékleti zóna

Kettős zóna

Két kilépő vízhőmérsékleti zóna. A fűtésnél a fő kilépő vízhőmérsékleti zóna a legalacsonyabb hőmérsékletű hőkibocsátókból, valamint egy keverőegységből áll a kívánt kilépő vízhőmérséklet elérése érdekében.



a Kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna: a legmagasabb hőmérséklet

b Fő kilépő vízhőmérsékleti zóna: a legalacsonyabb hőmérséklet

c Keverőegység



INFORMÁCIÓ

Keverőegység. Ha a rendszer elrendezése 2 kilépő vízhőmérsékleti zónát tartalmaz, akkor fel kell szerelnie egy keverőegységet a fő kilépő vízhőmérsékleti zóna elé. Más, elzárószelepekkel ellátott kétfázisú alkalmazások is lehetségesek. További információért lásd a telepítési referencia-útmutatóban található alkalmazási iránymutatásokat.



MEGJEGYZÉS

Ha NEM a következő módon állítja be a rendszert, az a hőkibocsátók károsodását okozhatja. 2 zóna megléte esetén fontos, hogy:

- a legalacsonyabb vízhőmérséklettel rendelkező zóna legyen beállítva fő zónaként, és
- a legmagasabb vízhőmérséklettel rendelkező zóna pedig a kiegészítő zónaként.



MEGJEGYZÉS

Ha a 2 zónás konfigurációban a kibocsátók típusa rosszul van beállítva, a rendszer magas hőmérsékletű vizet vezethet az alacsony hőmérsékletű kibocsátóra (padlófűtés). Ennek elkerülése érdekében:

- Szereljen be egy vízhőtemporálót/termosztátikus szelepet, hogy elkerülhető legyen, hogy az alacsony hőmérsékletű kibocsátó túl magas hőmérsékletnek legyen kitéve.
- Ügyeljen arra, hogy a fő zóna és a kiegészítő zóna kibocsátótípusát a beszerelt kibocsátónak megfelelően állítsa be.

Bivalens

Meg kell felelni a rendszer elrendezésének. Egy külső hőforrás (bivalens) telepítve van?

További információért lásd a telepítési referencia-útmutatóban található alkalmazási iránymutatásokat és a konfigurálási referencia-útmutatóban szereplő beállításokat. ([5.14] Bivalens).

BE (telepítve) / KI (nincs telepítve)

HMV-tartály

Meg kell felelni a rendszer elrendezésének. Telepítve van HMV-tartály?

7 Konfigurálás

BE (telepítve) /KI (nincs telepítve)

HMV-tartály típusa

Csak olvasható.

Beépített:

A használatimelegvíz-melegítés közben a rendszer a kiegészítő fűtőelemet is használja.

[10.5] Rendszer 2/4

Nem alkalmazható.

[10.6] Rendszer 3/4

Korlátozás: Ez a képernyő csak akkor jelenik meg, ha az egység bivalens hőcserélővel van felszerelve a tartályban.

Abban az esetben, ha külső hőforrás csatlakozik a bivalens modellekhez.

Állítsa be:

- Tartályos kazán (BE/KI)
 - Be
- Kazán teljesítménye
 - Fedezheti a hőigényt: Amikor a külső hőforrás képes fedezni a teljes hőigényt.
 - Nem tudja fedezni a hőigényt: Ha a külső hőforrás nem tudja fedezni a teljes hőigényt.

A kazán kapacitása határozza meg, hogy a külső hőforrás képes-e fedezni a teljes hőigényt.

- Maximális teljesítmény (válassza ki az értéket)
 - Válassza ki a külső hőforrás által biztosított kapacitást.

Meghatározza a maximális teljesítményt, ha a külső hőforrás nem tudja fedezni a teljes hőigényt.

[10.7] Rendszer 4/4

Állítsa be a Vészüzemi kiválasztás értékét.

Vészüzemi kiválasztás

Amikor a hőszivattyúk nem működnek, a kiegészítő fűtőelem szolgálhat szükséghelyzeti fűtőegységként, amely automatikusan vagy felhasználói beavatkozásra átvessi a hőterhelést.

Ha a házban hosszabb ideig nem tartózkodik senki, az Vészüzemi kiválasztás beállítást ajánlott auto. TH csökkentve/HMV ki értékre állítani az áramfogyasztás minimalizálása érdekében.

0, 2, 3, 4 esetén: A felhasználói felületen keresztül történő manuális helyreállításhoz lépjen a Meghibásodás főmenü képernyőjére, és erősítse meg, hogy a kiegészítő fűtőelem átveheti-e a hőterhelést vagy sem.

0: Kézi: Ha a hőszivattyú meghibásodik, a használati meleg víz és a térfűtés leáll.

1: Automatikus: Ha a hőszivattyú meghibásodik, a kiegészítő fűtőelem automatikusan átvessi a használati meleg víz előállítását és a térfűtést.

2: auto. TH csökkentve/HMV be: Ha a hőszivattyú meghibásodik, a térfűtés mértéke csökken, de a használati meleg víz továbbra is rendelkezésre áll.

3: auto. TH csökkentve/HMV ki: Ha a hőszivattyú meghibásodik, a térfűtés mértéke csökken, és a használati meleg víz NEM áll rendelkezésre.

4: auto. TH normális/HMV ki: Ha a hőszivattyú meghibásodik, a térfűtés normál módon működik, de a használati meleg víz NEM áll rendelkezésre.



INFORMÁCIÓ

Ha a hőszivattyú meghibásodik, és az Vészüzemi kiválasztás beállítása NEM Automatikus (1. beállítás), az alábbi funkciók akkor is aktívak maradnak, ha a felhasználó NEM erősíti meg a szükséghelyzeti üzemet:

- Szobai fagyvédelem
- Padlófűtéses betonszáritás
- Vízcső befagyásának megelőzése
- Fertőtlenítés

[10.8] Kiegészítő fűtőelem

Állítsa be:

- Rácsbeállítás:
 - Egyfázisú
 - Háromfázisú 3x400V+N
- Maximális teljesítmény:
 - A csúszka a rács konfigurálásától és a biztosítéktól függően korlátozott.
- Biztosíték >10 A (BE/KI)

A felhasználói felület által javasolt maximális kapacitás a kiválasztott hálózati konfigurációtól és adott esetben a biztosíték méretétől függ. A szerelő azonban csökkentheti a kiegészítő fűtőelem maximális kapacitását a görgetőlista segítségével. Az alábbi táblázat áttekintést nyújt a görgetőlista dinamikus maximumairól.

Rácsbeállítás	Biztosíték >10 A	Maximális teljesítmény
Egyfázisú	(elszűrkitve)	6 kW-ra korlátozva ^(a)
Háromfázisú 3x400V+N	(elszűrkitve)	9 kW-ra korlátozva ^(a)

^(a) De nem alacsonyabb, mint 2 kW.

[10.9] Fő zóna 1/4

Állítsa be:

- Hőleadó típusa
- Vezérlés

Hőleadó típusa

Meg kell felelni a rendszer elrendezésének. A fő zóna kibocsátótípusa.

Padlófűtés

Hőszivattyú konvektor

Radiátor

A Hőleadó típusa beállítás a következőképpen befolyásolja a fűtés cél hőmérséklet-különbségét:

Hőleadó típusa Fő zóna	Fűtés cél hőmérséklet-különbsége
Padlófűtés	3~10°C
Hőszivattyú konvektor	3~10°C
Radiátor	10~15°C

A fő zóna felmelegítése vagy lehűtése több időt vehet igénybe. Ez a következőktől függ:

- A rendszer vízmennyiségétől
- A fő zóna hőkibocsátójának típusától

**MEGJEGYZÉS**

Átlagos hőkibocsátó-hőmérséklet = kilépő vízhőmérséklet – (hőmérséklet-különbség)/2

Ez azt jelenti, hogy egyező kilépővíz-célhőmérséklet esetén a radiátorok átlagos hőkibocsátó-hőmérséklete a nagyobb hőmérséklet-különbség miatt alacsonyabb, mint a padlófűtésé.

Példa – radiátorok: $40 - 10/2 = 35^\circ\text{C}$

Példa – padlófűtés: $40 - 5/2 = 37,5^\circ\text{C}$

A kompenzáció érdekében növelheti az időjárásfüggő görbe kívánt hőmérsékletét.

**INFORMÁCIÓ**

A víz maximális kilépő hőmérsékletének meghatározása a [3.12] Túlmelegedési beállítási pont beállítás alapján történik. Ez a határérték meghatározza a maximálisan kilépő vízhőmérsékletet a **rendszerben**. Ennek a beállításnak az értékétől függően a maximális kilépő cél vízhőmérséklet értékét is 5°C -kal csökkenti a rendszer, hogy stabil vezérlést biztosítson a célhőmérséklet felé.

A maximális kilépő vízhőmérsékletet a **fő zónában** a rendszer az [1.19] Túlmelegedő vízkör beállítás alapján határozza meg. Ez a határérték határozza meg a maximális kilépő vízhőmérsékletet a **fő zónában**. Ennek a beállításnak az értékétől függően a maximális kilépő cél vízhőmérséklet értékét is 5°C -kal csökkenti a rendszer, hogy stabil vezérlést biztosítson a célhőmérséklet felé.

Vezérlés

Meghatározza a fő zóna egységvezérlési módját.

- **Kilépő víz:** Az egység működésének meghatározása a kilépő víz hőmérséklete alapján történik, a tényleges szobahőmérséklettől és/vagy a szoba hűtési vagy fűtési igényétől függetlenül.
- **Külső szobatermosztát:** Az egység működését a külső termosztát vagy egy azzal egyenrangú elem (például hőszivattyú-konvektor) határozza meg.
- **Szobatermosztát:** Az egység működésének szabályozása a dedikált kényelmi felhasználói felület (szobatermosztátként használt BRC1HH) kültéri hőmérséklete alapján történik.

Külső szobatermosztát vezérlése esetén a külső szobatermosztát típusát is be kell állítani az [1.13] beállítással:

Meg kell felelni a rendszer elrendezésének. Külső szobatermosztát típusa a fő zónában.

- **Egyszeres érintkező:** A használatban lévő külső szobatermosztát csak fűtés BE/KI feltételt tud küldeni. Nincs elválasztva a fűtési és a hűtési igény.
- **Hőszivattyú-konvektorhoz történő csatlakozás esetén válassza ezt az értéket (FWX*).**
- **Kettős érintkező:** A használatban lévő külső szobatermosztát külön fűtési/hűtési fűtés BE/KI feltételt tud küldeni.
- **A többzónás vezetékes vezérlőkhöz, vezetékes szobatermosztátokhoz (EKRTWA) vagy vezetékes nélküli szobatermosztátokhoz (EKRTR1, EKRTRB) történő csatlakozás esetén válassza ezt az értéket**

**MEGJEGYZÉS**

Külső szobatermosztát használata esetén a szobai fagyvédelmet a külső szobatermosztát szabályozza.

[10.10] Fő zóna 2/4

Állítsa be:

- Fűtési célhőm.mód:
 - Rögzített
 - Időjárásfüggő
- Hűtési célhőm.mód:
 - Rögzített
 - Időjárásfüggő

[10.11] Fő zóna 3/4 (Fűtési IF görbe)

Meghatározza az időjárásfüggő görbét, amelyet a fő zóna kilépő vízhőmérsékletének meghatározására használnak térfűtési üzemben.

Korlátozás: A görbe csak akkor használható, ha a Fűtési célhőm.mód (fő zóna) = Időjárásfüggő.

Lásd: "7.2 Időjárásfüggő görbe" [p. 33].

[10.12] Fő zóna 4/4 (Hűtési IF görbe)

Meghatározza az időjárásfüggő görbét, amelyet a fő zóna kilépő vízhőmérsékletének meghatározására használnak térfűtési üzemben.

Korlátozás: A görbe csak akkor használható, ha a Hűtési célhőm.mód (fő zóna) = Időjárásfüggő.

Lásd: "7.2 Időjárásfüggő görbe" [p. 33].

[10.13] Kiegészítő zóna 1/4

Állítsa be:

- Hőleadó típusa
- Vezérlés

Hőleadó típusa

Meg kell felelni a rendszer elrendezésének. A kiegészítő zóna kibocsátótípusa. További információ: " [10.9] Fő zóna 1/4" [p. 30].

- Padlófűtés
- Hőszivattyú konvektor
- Radiátor

Vezérlés

Megmutatja (csak olvasható formában) a kiegészítő zóna egységvezérlési módját. Ezt a fő zóna egységvezérlési módja határozza meg (lásd " [10.9] Fő zóna 1/4" [p. 30]).

- **Kilépő víz,** ha a fő zóna egységvezérlési módja Kilépő víz.
- **Külső szobatermosztát,** ha a fő zóna egységvezérlési módja a következő:
 - Külső szobatermosztát, vagy
 - Szobatermosztát

Külső szobatermosztát vezérlése esetén a külső szobatermosztát típusát is be kell állítani a [2.13] beállítással:

Meg kell felelni a rendszer elrendezésének. Külső szobatermosztát típusa a kiegészítő zónában.

További információ: " [10.9] Fő zóna 1/4" [p. 30].

- **Egyszeres érintkező**
- **Kettős érintkező.** Kettős zónás alkalmazások esetén a Kettős érintkező nem választható ki.

[10.14] Kiegészítő zóna 2/4

Állítsa be:

- Fűtési célhőm.mód:
 - Rögzített
 - Időjárásfüggő

7 Konfigurálás

- Hűtési célhőm.mód:
 - Rögzített
 - Időjárásfüggő

[10.15] Kiegészítő zóna 3/4 (Fűtési IF görbe)

Meghatározza az időjárásfüggő görbét, amelyet a kiegészítő zóna kilépő vízhőmérsékletének meghatározására használnak térfűtési üzemben.

Korlátozás: A görbe csak akkor használható, ha a Fűtési célhőm.mód (kiegészítő zóna) = Időjárásfüggő.

Lásd: "7.2 Időjárásfüggő görbe" ▶ 33].

[10.16] Kiegészítő zóna 4/4 (Hűtési IF görbe)

Meghatározza az időjárásfüggő görbét, amelyet a kiegészítő zóna kilépő vízhőmérsékletének meghatározására használnak térfűtési üzemben.

Korlátozás: A görbe csak akkor használható, ha a Hűtési célhőm.mód (kiegészítő zóna) = Időjárásfüggő.

Lásd: "7.2 Időjárásfüggő görbe" ▶ 33].

[10.17] Beállítás varázsló – HMV 1/2

Állítsa be:

- Felfűtés hatékonysága:
- Üzem mód

Felfűtés hatékonysága

Meghatározza, hogy a tartály felfűtése mennyire hatékony.
Kényelmi

Üzem mód

Meghatározza a használati meleg víz készítésének módját. Ez a 3 különböző módszer a kívánt tartályhőmérséklet beállításának módjában és az egység kívánt tartályhőmérsékleten történő működésében tér el egymástól. A további részleteket lásd az üzemeltetési kézikönyvben.
- Újramelegítés A tartály CSAK (rögzített vagy ütemezett) újramelegítési művelettel melegíthető. Használja a következő beállításokat: [4.11] Maximum tank setpoint [4.24] Újramelegítési program engedélyezése - Rögzített esetben: [4.5] Újramelegítés célhőmérséklet - Ütemezett esetben: [4.25] Program újramelegítése. [4.12] Hiszterézis - Program és újramelegítés A tartályt a rendszer az ütemezés szerint melegíti, és az ütemezett melegítési ciklusok között megengedett az újramelegítés. A beállítások megegyeznek a Újramelegítés és a Programozott beállításokkal. - Programozott A tartály CSAK ütemezés szerint melegíthető. Használja a következő beállításokat: [4.6] Program [4.21] Kényelmi célhőmérséklet [4.22] Gazdaságos célhőmérséklet

Kapcsolódó beállítások:

Beállítás	Leírás
[4.11] Maximum tank setpoint (Újramelegítés vagy Program és újramelegítés esetén)	Itt állíthatja be a tartály maximális megengedett hőmérsékletét. Ez a felhasználók által kiválasztható maximális használati meleg víz hőmérséklet. Ezt a beállítást a melegvíz-csapok hőmérsékletének korlátozására használhatja. Fertőtlenítési funkció közben a maximális hőmérséklet NEM alkalmazható.
[4.24] Újramelegítési program engedélyezése (Újramelegítés vagy Program és újramelegítés esetén)	Az újramelegítési célhőmérséklet a következő lehet: - Rögzített (alapértelmezett) - Programozott Itt válthat a kettő között: - KI = Rögzített. Most beállíthatja a [4.5] értéket. - BE = Ütemezett. Most beállíthatja a [4.25] értéket.
[4.5] Újramelegítés célhőmérséklet (rögzített újramelegítési célhőmérséklet esetén)	Itt állíthatja be a rögzített újramelegítési célhőmérsékletet. 20~[4.11]°C
[4.25] Program újramelegítése (ütemezett újramelegítési célhőmérséklet esetén)	Az újramelegítési ütemezést itt programozhatja.
[4.12] Hiszterézis (Újramelegítés vagy Program és újramelegítés esetén)	Itt állíthatja be az újramelegítési hiszterézist. Ha a tartály hőmérséklete az újramelegítési hőmérséklet és az újramelegítési hiszterézis különbsége alá esik, a tartály felmelegszik az újramelegítési hőmérsékletre. 2~20°C
[4.6] Program (Programozott vagy Program és újramelegítés esetén)	Itt programozhatja és aktiválhatja a tartály ütemezését. A tartály ütemezésének programozásakor minden időblokkhoz meg kell határoznia, hogy melyik üzemmódot használja: - Kényelmi mód. Az értékét a [4.21]-ben határozhatja meg. - Gazdaságos mód. Az értékét a [4.22]-ben határozhatja meg.
[4.21] Kényelmi célhőmérséklet (Programozott vagy Program és újramelegítés esetén)	Itt megadhatja azt az értéket, amely megfelel a Kényelmi mód üzemmódnak. 20~[4.11]°C
[4.22] Gazdaságos célhőmérséklet (Programozott vagy Program és újramelegítés esetén)	Itt megadhatja azt az értéket, amely megfelel a Gazdaságos mód üzemmódnak. 20~[4.11]°C



INFORMÁCIÓ

A térfűtés teljesítménycsökkenési kockázata a belső segédűtőelemmel nem rendelkező használatimelegvítartályok esetén: A használati meleg víz gyakori működtetése esetén a térfűtés/-hűtés gyakran és hosszú időkre kimaradhat az Üzem mód = Újramelegítés kiválasztása esetén (csak újrafűtési művelet megengedett a tartályhoz).

[10.18] Beállítás varázsló – HMV 2/2

Állítsa be:

- Tartály célhőmérséklete (válassza ki az értéket)
- Histerézis (válassza ki az értéket)

[10.19] Beállítás varázsló

A beállítás varázsló kész!

Győződjön meg arról, hogy kitöltötte az e-Care alkalmazásban található beüzemelési ellenőrzőlistát is.

7.2 Időjárásfüggő görbe**7.2.1 Mi az az időjárásfüggő görbe?****Időjárásfüggő működés**

Az egység akkor működik időjárás-függően, ha a rendszer automatikusan határozza meg a kívánt kilépő víz hőmérsékletet a kültéri hőmérséklet alapján. Ilyenkor hozzá van csatlakoztatva egy, az épület északi falán elhelyezett hőmérséklet-érzékelőhöz. Ha a külső hőmérséklet csökken vagy nő, az egység azonnal kompenzál. Így nem kell a termosztát visszajelzésére várnia a kilépő víz vagy a tartály hőmérsékletének növeléséhez vagy csökkentéséhez. Mivel gyorsabban reagál, meggátolja a beltéri hőmérséklet nagy ingadozásait, illetve a vizét a leágazópontokon.

Előnyök

Az időjárásfüggő működés csökkenti az áramfogyasztást.

Időjárásfüggő görbe

A hőmérséklet-különbségek kompenzálása érdekében az egység az időjárásfüggő görbére támaszkodik. Ez a görbe határozza meg, hogy hány fokban kell lennie a kilépő víz hőmérsékletének különböző kültéri hőmérsékletek esetén. Mivel a görbe lejtése a helyi körülményektől függ, például a jellemző időjárási viszonyoktól és az épület szigetelésétől, a görbét egy szerelő vagy egy felhasználó állíthatja be.

Az időjárásfüggő görbék típusai

Az időjárásfüggő görbe típusa "2 pontos görbe".

Elérhetőség

Az időjárásfüggő görbe a következőkhöz érhető el:

- Fő zóna – Fűtés
- Fő zóna – Hűtés
- Kiegészítő zóna – Fűtés
- Kiegészítő zóna – Hűtés

7.2.2 Időjárásfüggő görbék használata**Kapcsolódó képernyők**

Az alábbi táblázat leírja:

- Hol határozhatja meg a különböző időjárásfüggő görbéket
- Mikor használja a görbét a rendszer (korlátozás)

A görbe meghatározásához lépjen ide...	A görbe akkor használható, ha...
[1.8] Fő zóna > Fűtési IF görbe	[1.5] Fűtési célhőm.mód = Időjárásfüggő
[1.9] Fő zóna > Hűtési IF görbe	[1.7] Hűtési célhőm.mód = Időjárásfüggő
[2.8] Kiegészítő zóna > Fűtési IF görbe	[2.5] Fűtési célhőm.mód = Időjárásfüggő
[2.9] Kiegészítő zóna > Hűtési IF görbe	[2.7] Hűtési célhőm.mód = Időjárásfüggő


**INFORMÁCIÓ****Maximális és minimális célhőmérsékletek**

Nem konfigurálhatja a görbét a zónához beállított maximális és minimális célhőmérsékleteknél magasabbra vagy alacsonyabbra. A maximális vagy a minimális célhőmérséklet elérésekor a görbe kiegyenesedik.

Időjárásfüggő görbe meghatározása

Határozza meg az időjárásfüggő görbét két célhőmérséklettel (b, c).

Példa:



Elem	Leírás
a	Kiválasztott időjárásfüggő görbe: • [1.8] Fő zóna – Fűtés (☀) • [1.9] Fő zóna – Hűtés (❄) • [2.8] Kiegészítő zóna – Fűtés (☀) • [2.9] Kiegészítő zóna – Hűtés (❄)
b, c	1. és 2. célhőmérséklet. Megváltoztathatja őket: • A célhőmérséklet húzásával. • A célhőmérséklet megérintésével, majd a +/- gombok használatával e, f-ben.
d	Növelés 0°C körül (megegyezik a fő zóna [1.26] beállításával és kiegészítő zóna [2.20] beállításával). Ezen beállítás használata az épület olvadott jég vagy hó párolgása következtében fellépő lehetséges hővesztésének kiegyenlítésére használható. (Például a hideg régiók országaiban). Fűtés üzemmódban a kívánt kilépő víz hőmérsékletet a rendszer helyileg megnöveli kb. 0°C-os kültéri hőmérséklet körül. L: Növelés; R: Tartomány; X: Kültéri hőmérséklet; Y: Kilépő víz hőmérséklet Possible values: • Nem • növekedés 2°C, tartomány 4°C • növekedés 2°C, tartomány 8°C • növekedés 4°C, tartomány 4°C • növekedés 4°C, tartomány 8°C
e, f	A kiválasztott célhőmérséklet értékei. Az értékeket a +/- gombokkal módosíthatja.
X tengely	Kültéri hőmérséklet.

7 Konfigurálás

Elem	Leírás
Y tengely	Kilépő vízhőmérséklet a kiválasztott zónában. Az ikon az adott zóna hőkibocsátójának felel meg: - Padlófűtés - Klímakonvektor egység - Radiátor

Időjárásfüggő görbe pontos beállítása

A következő táblázat azt ismerteti, hogyan állítható be pontosan egy zóna időjárásfüggő görbéje:

Úgy érzed...		Pontos beállítás célhőmérsékletekkel:			
Átlagos kültéri hőmérséklet esetén...	Hideg kültéri hőmérséklet esetén...	1. célhőmérséklet (b)		2. célhőmérséklet (c)	
		X	Y	X	Y
A hőmérséklet megfelelő	Fázik	↑	↑	—	—
A hőmérséklet megfelelő	Melege van	↓	↓	—	—
Fázik	A hőmérséklet megfelelő	—	—	↑	↑
Fázik	Fázik	↑	↑	↑	↑
Fázik	Melege van	↓	↓	↑	↑
Melege van	A hőmérséklet megfelelő	—	—	↓	↓
Melege van	Fázik	↑	↑	↓	↓
Melege van	Melege van	↓	↓	↓	↓

7.3 Menüszerkezet: Szerelői beállítások áttekintése

MEGJEGYZÉS

Beállítás módosításakor a működés ideiglenesen leáll. A műveletek újraindulnak, amikor visszatér a kezdőképernyőre.

Az egység típusától és a kiválasztott beállításoktól függően egyes beállítások nem lesznek láthatók.

[1] Fő zóna

- [1.10] Histerézis
- [1.11] Hőleadó típusa
- [1.13] Külső szobatermosztát
- [1.14] Fűtési hőmérséklet-különbség
- [1.16] Hűtés engedélyezése
- [1.18] Hűtési hőmérséklet-különbség
- [1.19] Túlmelegedő vízkör
- [1.20] Túlhűtő vízkör
- [1.22] Fagymentesítés
- [1.26] Növelés 0°C körül

[2] Kiegészítő zóna

- [2.10] Histerézis
- [2.11] Hőleadó típusa
- [2.13] Külső szobatermosztát
- [2.14] Fűtési hőmérséklet-különbség
- [2.17] Hűtési hőmérséklet-különbség

[2.20] Növelés 0°C körül

[3] Térfűtés/-hűtés

- [3.3] Vészüzemi kiválasztás
- [3.4] Fagymentesítés
- [3.5] Üzem mód program
- [3.7] Túllépés
- [3.8] Külső érzékelő
- [3.9] Szivattyúkorlátozás szerviz
- [3.10] Beszerelt kétzónás készlet
- [3.11] Alulhűtési beállítási pont
- [3.12] Túlmelegedési beállítási pont

[4] Használati meleg víz

- [4.12] Histerézis
- [4.13] HMV-szivattyú
- [4.14] Segéd fűtőelem
- [4.15] Vészüzemi kiválasztás
- [4.23] Eltolás BSH célhőmérséklet

[5] Beállítások

- [5.1] Kényszerített jégmentesítés
- [5.2] Csendes üzemeltetés
- [5.5] Kiegészítő fűtőelem
- [5.6] Kapacitáshiány
- [5.7] Helyszíni beállítások áttekintése
- [5.8] Digital Key
- [5.9] Hely és nyelv
- [5.10] Időzóna
- [5.11] Ventilátor üzemóráinak visszaállítása
- [5.16] Visszaállítás gyári alapértékre
- [5.18] Rendszer újraindítása
- [5.19] Váltószelep Típus
- [5.20] Megkerülőszelep Típus
- [5.21] Kétzónás készlet keverőszelepe Típus
- [5.22] Környezeti érzékelő
- [5.23] Vészüzemi kiválasztás
- [5.24] Különleges naplózási szint
- [5.25] Igényre válasz
- [5.29] Hűtőközeg-visszanyerési mód
- [5.33] Kazán teljesítménye
- [5.34] Maximális teljesítmény

[7] Karbantartási mód

- [7.1] Működtető próbaüzem
- [7.2] Légtelenítés
- [7.3] Üzemeltetési próbaüzem
- [7.4] Betonszáritás
- [7.5] Tér fűtés hőmérséklet-különbségi célja
- [7.6] Keverőegység
- [7.7] Üzemeltetési próbaüzem beállításai

[10] Beállítás varázsló

Lásd: "7.1 Beállítás varázsló" ▶ 28].

[11] Meghibásodás

[12] Érintés

[12.2] Érzékelő nézet

[12.3] Rajzeszköz

[13] Külső I/O

[13.1] / [13.2] / [13.3] X42M csatlakozóblokk

[13.4] / [13.5] X43M csatlakozóblokk

[13.6] X44M csatlakozóblokk

[13.7] X45M csatlakozóblokk

8 Beüzemelés



MEGJEGYZÉS

Beüzemelési ellenőrzőlisták. Ügyeljen arra, hogy töltsse ki a különböző beüzemelési ellenőrzőlistákat:

- A szerelési kézikönyvekben (kültéri egység és beltéri egység) vagy a szerelői referencia-útmutatóban
- A Daikin e-Care alkalmazásban



MEGJEGYZÉS

Első üzemelés. Amikor az egység először indítja fűtési vagy használatimelegvíz-üzemmódban, az egység rövid időre hűtési üzemmódban indul el, hogy garantálja a hőszivattyú megbízhatóságát:

- Emiatt a kiegészítő fűtőelem a víz hőmérsékletét olyan mértékben növeli meg, hogy az egység ne fagyhasson el. A kiegészítő fűtőelem fogyasztásának korlátozása érdekében először helyiségfűtési vagy helyiségűtési üzemmódban (és nem használati meleg víz üzemmódban) kell az egységet indítani. Ha az üzemelést először használati meleg víz üzemmódban indítja, akkor a kiegészítő fűtőelem fogyasztása várhatóan magasabb lesz.
- Ha a kültéri hőmérséklet 18°C alatt van, hűtési üzemmódban történő indításkor 98-10-es hiba léphet fel. Váltsa át az üzemmódot fűtésre vagy használati meleg vízre, és ismételje meg a folyamatot.



MEGJEGYZÉS

Első üzemelés. A készülék hűtési üzemmódban történő indításakor:

- Ha a kültéri hőmérséklet 18°C alatt van, 98-10-es hiba léphet fel. Váltsa át az üzemmódot fűtésre vagy használati meleg vízre, és ismételje meg az indítást.
- A kiegészítő fűtőelem a víz hőmérsékletét olyan mértékben növeli meg, hogy az egység ne fagyhasson el. A kiegészítő fűtőelem fogyasztásának korlátozása érdekében először helyiségfűtési vagy helyiségűtési üzemmódban (és nem használati meleg víz üzemmódban) kell az egységet indítani. Ha az üzemelést először használati meleg víz üzemmódban indítja, akkor a kiegészítő fűtőelem fogyasztása várhatóan magasabb lesz.




MEGJEGYZÉS

Az egységet MINDIG termisztorokkal és/vagy nyomásérzékelőkkel/-kapcsolókkal együtt működtesse. Ha NEM így tesz, a kompresszor kiéghet.



FIGYELEM

Beüzemelés után NE kapcsolja KI az egységek megszakítóját (c), hogy a védelem aktív maradjon. Külön táplált beltéri egység esetén (a) két megszakító van. Kültéri egységből (b) táplált beltéri egység esetén egy megszakító van.



MEGJEGYZÉS

Ha az automatikus légtelenítő szelepek helyszíni csővezetékbe vannak telepítve:

- A kültéri egység és a beltéri egység között (a beltéri egység belépő vízvezetékén) beüzemelés után be kell őket zárni.
- A beltéri egység után (a kibocsátó oldalon) beüzemelés után nyitva maradhatnak.



INFORMÁCIÓ

Védőfunkciók – "Karbantartási mód". A szoftver fel van szerelve védelmi funkciókkal; ilyen például a szoba fagymentesítési funkciója. Szükség esetén az egység automatikusan elindítja ezeket a védelmi funkciókat.

A felszerelés és a javítás során ez nem kívánt működés. Ezért:

- Első bekapcsoláskor:** A karbantartási mód aktív, és a védelmi funkciók alapértelmezés szerint ki vannak kapcsolva. 12 óra elteltével a karbantartási mód kikapcsol, és a védelmi funkciók automatikusan bekapcsolnak.
- Később:** Amikor a [7] Karbantartási mód pontra lép, a védőfunkciók 12 órára vagy a Karbantartási mód üzemmódból való kilépésig kikapcsolnak.

8.1 Ellenőrzőlista beüzemelés előtt

- Az egység üzembe helyezése után ellenőrizze az alább felsoroltakat.
- Zárja le a berendezést.
- Helyezze feszültség alá a berendezést.

☐	Elo olvasta a szerelői referencia-útmutatóban ismertetett teljes szerelési útmutatást.
☐	A beltéri egység megfelelően fel van szerelve. - Ellenőrizze, hogy a fedél minden része megfelelően illeszkedik-e. - Ellenőrizze, hogy a záróelemek zárva vannak-e.
☐	A kültéri egység megfelelően fel van szerelve.

☐	A következő helyszíni huzalozás a jelen dokumentumban és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően lett végrehajtva: - A helyi tápellátási panel és a kültéri egység között - A beltéri egység és kültéri egység között - A helyi tápellátási panel és a beltéri egység között - A beltéri egység és a szelepek között (ha alkalmazható) - A beltéri egység és a szobatermosztát között (ha alkalmazható)
☐	Az alaphelyzetben zárt elzárószelep (bemeneti szivárgásgátló) megfelelően van felszerelve.
☐	A rendszert megfelelően földelték , és a földcsatlakozók meg vannak szorítva.
☐	A biztosítékok vagy helyileg beszerelt biztonsági készülékek a jelen dokumentumnak megfelelően lettek beszerelve, és NINCSENEK kiiktatva.
☐	A tápfeszültségnek meg kell egyeznie az egység adattábláján feltüntetett feszültséggel.
☐	NINCSENEK laza csatlakozások vagy sérült elektromos alkatrészek a kapcsolódobozban.
☐	NINCSENEK sérült alkatrészek vagy deformált csövek a kültéri és beltéri egységben.
☐	Az F1B kiegészítő fűtőelem hálózati megszakítója (nem tartozék) BE van kapcsolva.
☐	A megfelelő csőméret lett beszerelve, és a csövek megfelelően szigetelve vannak.
☐	NINCS vízszivárgás a beltéri egységen belül. Minden elektromos alkatrész és csatlakozó száraz.
☐	Az elzárószelepek megfelelően vannak beszerelve, és teljesen nyitva vannak.
☐	Ha az automatikus légtelenítő szelepek helyszíni csővezetékbe vannak telepítve: - A kültéri egység és a beltéri egység között (a beltéri egység belépő vízvezetékén) beüzemelés után be kell őket zárni. - A beltéri egység után (a kibocsátó oldalon) beüzemelés után nyitva maradhatnak.
☐	A nyomáscsökkentő szelepből (térfűtési kör) víz ürül, ha megnyitják. Tiszta víznek KELL távoznia.
☐	A minimális vízmennyiség minden körülmények között garantált. Lásd: "A vízmennyiség és az áramlási sebesség ellenőrzése" a következő részben: "5.1 A vízcsövek előkészítése" [▶ 8].
☐	A tárolótartály teljesen fel van töltve.
☐	A használatimelegvíz-tartály teljesen fel van töltve.
☐	A vízminőség megfelel az EU 2020/2184 irányelvnek.
☐	A vízhez nincs fagyálló oldat (pl. glikol) hozzáadva.
☐	A "Nincs glikol" címke (tartozékként szállítva) a töltési pont közelében lévő helyszíni csővezetékhez van rögzítve.
☐	Elmagyarázta a felhasználónak, hogyan kell biztonságosan használni az R290 hűszivattyút. Erről további információt az ESIE22-02 "R290 hűtőközeget használó rendszerek" című szervizkézikönyvben talál (elérhető a https://my.daikin.eu oldalon).

8.2 Ellenőrzőlista beüzemelés közben

☐	A kültéri egység (kompresszor) feloldásához.
☐	A kültéri egység hűtőközeg-edényének zárószelepe .
☐	A felhasználói felület szoftverének frissítése a legújabb verzióra.
☐	Annak ellenőrzéséhez, hogy a minimális áramlási sebesség a kiegészítő fűtőelem/jégmentesítési üzemmód során minden körülmények között garantált-e. Lásd: "A vízmennyiség és az áramlási sebesség ellenőrzése" a következő részben: "5.1 A vízcsövek előkészítése" [▶ 8].
☐	Légtelenítés végrehajtása.
☐	Próbaüzem végrehajtása.
☐	Működtető egység próbaüzemének végrehajtása.
☐	Kezdetéhez (indítson) padlófűtési betonszárazítást (ha szükséges).


8.2.1 A kültéri egység (kompresszor) feloldása

A feloldási eljárásról (Digital Key)

Ki	Csak a szükséges kompetenciaszintű képzett szerelők jogosultak a feloldási eljárás elvégzésére (azaz a Digital Key létrehozására).
Mi	 A Daikin Altherma 4 hőszivattyúk kompresszorát zárt állapotban szállítják. Beüzemeléskor a Daikin e-Care alkalmazásban található Digital Key funkción keresztül kell feloldani, valamint a beltéri egység felhasználói felületén keresztül.    Megjegyzés: Bizonyos R290-hez kapcsolódó hibák (pl. R290 hűtő szivárgása, gázérzékelő hibák) törléséhez is használnia kell a Digital Key funkciót.
Mikor	1. lehetőség (konfigurálás varázsló): A készülék első bekapcsolásakor a konfigurálás varázsló automatikusan elindul. Miután elvégezte a varázsló összes lépését (lásd: "7.1 Beállítás varázsló" [▶ 28]), a felhasználói felület hibaüzenetet jelenít meg, amely utasítja a Digital Key funkció elindítását (vagyis a feloldási eljárás végrehajtását). 2. lehetőség (hibák): Ha vannak olyan hibák, amelyekhez törölnie kell a Digital Key elemet, elindíthatja a Digital Key funkciót a megfelelő hibaüzenetekből.


Előírás	- Okostelefon (iOS/Android támogatással) telepített Daikin e-Care alkalmazással. - Az alkalmazás letöltéséhez, lásd: "1.1 A dokumentum bemutatása" [▶ 2]. - A Digital Key generálásához szükséges offline funkció támogatott (ha a felhasználó már be volt jelentkezve). - Stand By Me professzionális fiók (az alkalmazásba való bejelentkezéshez), az R290 egységek kezeléséhez szükséges képzettséggel.
Figyelemfelkeltő pontok	- Legfeljebb 5 feloldási kísérlet megengedett 15 percenként. Ha túllépik, az egység NEM enged meg további kísérleteket 1 órán keresztül. - A Digital Key megadása után az egység engedélyei 6 órára növekednek. Javasoljuk, hogy a szerelő a webhely elhagyásakor térjen vissza felhasználói üzemmódba.

Feloldási eljárás (folyamatábra)



Feloldási eljárás (részletes lépések)

1		A Daikin e-Care alkalmazás honlapján lépjen a következőkre: Eredmény: Az alkalmazás ellenőrzi, hogy a szerelő rendelkezik-e a feloldási eljárás végrehajtásához szükséges kompetenciaszinttel. Ha nem, hibaüzenet jelenik meg, és a műveletek korlátozottak.
2		A Digital Key generálásának háromlépéses folyamata a következővel kezdődik: 2.1 Az egység azonosítása 2.2 Biztonsági kérdőív 2.3 A Digital Key generálása
2.1		Az egység azonosítása Szkennelje be a beltéri egység névtábláján szereplő QR-kódot. Az alkalmazás ellenőrzi, hogy az egységet regisztráltál-e és megtalálta-e a Stand By Me funkciót. Új telepítések esetén regisztrálnia kell az egységet, mielőtt a következő lépésre léphet.
2.2		Biztonsági kérdőív Válaszoljon a biztonsági kérdésekre. Ez a rövid kérdéssorozat segít a szerelőnek annak ellenőrzésében, hogy a kompresszor aktiválásához szükséges minimális biztonsági követelmények teljesülnek-e. Amikor az ellenőrzőlista elkészült, az alkalmazás ellenőrzi a válaszokat, és jelentést készít. Csak akkor léphet a következő lépésre, ha az összes biztonsági követelmény teljesül.
2.3		A Digital Key generálása
	2.3.1	Az alkalmazás megjeleníti az első kódot. Írja be ezt a kódot a felhasználói felületre. Például:

2.3.2	A felhasználói felület létrehoz egy QR-kódot. Szkenelje be ezt a kódot az alkalmazással. Például:
 	
2.3.3	Az alkalmazás megjelenít egy második kódot (= Digital Key; egyszeri kód). Írja be ezt a kódot a felhasználói felületre. Például:
 	
Eredmény:	Ha minden rendben van, akkor: - A felhasználói felület megjeleníti a megerősítést. - A kompresszor feloldott, és az egység teljesen működőképes.
3	A felhasználói felület utasításai szerint nyissa ki a kültéri egység hűtőközeg-edényének záró szelepepét. Lásd: "8.2.2 A kültéri egység hűtőközeg-edénye záró szelepepének kinyitása" [p. 38].
4	Az alkalmazásban erősítse meg a feloldási eljárás befejezését.
5	Az alkalmazásban a beüzemelési eszközhöz jut, ahol kitöltheti a beüzemelési ellenőrzőlistát a telepítés részletes ellenőrzésének elvégzéséhez. Amikor a beüzemelési folyamat befejeződött, az egység készen áll a működésre.

8.2.2 A kültéri egység hűtőközeg-edénye záró szelepepének kinyitása




MEGJEGYZÉS

A telepítés után a záró szelepeknek teljesen nyitva kell maradnia a tömítés károsodásának megakadályozása érdekében.

A biztonságos szállítás érdekében az összes hűtőközeget a kültéri egység hűtőközeg-edénye tárolja. Beüzemelés során a kültéri egység feloldásakor (lásd: "8.2.1 A kültéri egység (kompresszor) feloldása" [p. 36]) a hűtőközeg-edény záró szelepepét teljesen ki kell nyitni (a felhasználói felület utasításai szerint), és teljesen nyitva kell maradnia.

- Gázszivárgás-érzékelővel győződjön meg arról, hogy a beltéri egység és a kültéri egység közötti áramkörön nincs-e gázszivárgás.
- Távolítsa el a kupakot.
- Nyissa ki teljesen a záró szelepet (forgassa el az ábrán látható módon, amíg tovább nem forgatható), és hagyja teljesen nyitva.
- Rögzítse újra a kupakot a szivárgás elkerülése érdekében.
- Ellenőrizze újra, hogy nincs-e gázszivárgás.



Matrica

A kültéri egység szervizfedelén található matrica információkat tartalmaz a kültéri egység hűtőközeg-edénye záró szelepepének kinyitásáról. Néhány szöveg angol nyelven van. Ez a fordítás:

#	Angol	Fordítás
4	Unlock the unit before opening the valve.	Nyissa ki az egységet a szelep kinyitása előtt.
4a	Unlock via the MMI and e-Care app. The MMI will instruct when to open the valve.	Oldja fel az MMI (beltéri egység felhasználói felülete) és az e-Care alkalmazáson keresztül. Az MMI utasítja, mikor kell kinyitni a szelepet.
4c	Turn fully open and leave fully open.	Nyissa ki teljesen, és hagyja teljesen nyitva.


8.2.3 A felhasználói felület szoftverének frissítése

A beüzemelés során jó gyakorlat a felhasználói felület szoftverének frissítése, hogy az összes legújabb funkció rendelkezésre álljon.

- Töltse le a legújabb felhasználói felület szoftverét (elérhető a <https://my.daikin.eu> oldalon; keresés a Software Finder funkcióval).

- Helyezze a szoftvert egy USB-meghajtóra (FAT32 formátumban formázva).
- Kapcsolja KI az egységet.
- Helyezze be az USB-meghajtót az USB-portba, amely az interfész PCB-jén található (A11P).
- Kapcsolja BE az egységet.

Eredmény: A szoftver automatikusan frissül. A folyamatot a felhasználói felületen követheti.



8.2.4 A minimális áramlási sebesség ellenőrzése

1	A hidraulikai konfigurálás alapján ellenőrizze, hogy mely térfűtési körök zárhatók le mechanikus, elektronikus vagy más szelepekkel.	—
2	Zárja le az összes lezárható térfűtési kört.	—
3	Indítsa el a szivattyú próbaüzemét (lásd: "8.2.7 Működtető egység próbaüzemének végrehajtása" [▶ 40]).	—
	- Válassza a [7.1.4] pontot: Egység szivattyúja - Válassza ki a szivattyú sebességét: Magas	
4	Olvassa le az áramlási sebességet ^(a) . Ha az áramlási sebesség túl alacsony:	—
	- Végezzen légtelenítést. - Ellenőrizze az M1S és M3S szelepmotorjának működését. Szükség esetén cserélje ki a motort.	

^(a) A szivattyú próbaüzeme során az egység az áramlási sebesség szükséges minimális szintje alatt is üzemeltethető.

Ha az üzemmód...	Akkor a minimális áramlási sebesség...
Hűtés/fűtés/leolvasztás/ kiegészítő fűtőelem működése	Előírás: - EPSX(B)10 esetén: 22 l/perc - EPSX(B)14 esetén: 24 l/perc

8.2.5 Légtelenítés végrehajtása



INFORMÁCIÓ

Az alábbi eljárás azt jelzi, hogy meg kell érintenie a Leállítás lehetőség a funkció leállításához, de a Leállítás gomb NEM érhető el a felhasználói felület szoftverének korai verzióiban. Ehelyett használja a ↶

vagy a 🏠 lehetőséget a funkció leállításához.




MEGJEGYZÉS

Második légtelenítés. Ha másodszor (30 perc elteltével) kell elvégezni a légtelenítést, akkor ki kell lépnie a karbantartási módból, majd újra be kell lépnie.

1	Váltson szerelői üzemmódra.
---	-----------------------------




- Lépjen a [7] pontra: Karbantartási mód és Megerősítés.




Eredmény: A Térfűtés/-hűtés működése és a Használati meleg víz automatikusan kikapcsol.

- Lépjen a [7.2] pontra: Karbantartási mód > Légtelenítés.



Beállítások: A beállítások segítségével határozza meg, hogy mely Légtelenítés feladatot kell végrehajtani és erősítse meg.



Beállítások

▪ Kézi ▪ Automatikus

Kör:

▪ Térfűtés/-hűtés ▪ Tartály

Szivattyú sebessége:

▪ Ki ▪ Alacsony ▪ Magas

- Koppintson a Indítás elemre a légtelenítés futtatásához.

Eredmény: A légtelenítés elindul. A légtelenítési ciklus befejeződésekor automatikusan leáll.

- Koppintson a Leállítás elemre a légtelenítés megállításához.

- A légtelenítési teszt után:

- Válassza a ↶ elemet a menübe való visszatérésért.

- Válassza ki a 🏠 elemet a Karbantartási mód üzemmódból való kilépéshez

8 Beüzemelés

5	A Karbantartási mód üzemmódból való kilépéskor a felhasználói felület automatikusan visszaállítja a működést (Térfűtés/-hűtésés Használati meleg víz) a Karbantartási mód üzemmódba való belépés előtti állapotba. Ellenőrizze, hogy az összes üzemmód a várt módon aktiválódott-e.
---	---

8.2.6 Üzemeltetési próbaüzem végrehajtása

**MEGJEGYZÉS**

A próbaüzemelés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a minimális áramlásssebesség követelmények teljesülése garantált (lásd "8.2.4 A minimális áramlási sebesség ellenőrzése" ▶ 39)).

**INFORMÁCIÓ**

Az alábbi eljárás azt jelzi, hogy meg kell érintenie a Leállítás lehetőség a funkció leállításához, de a Leállítás gomb NEM érhető el a felhasználói felület szoftverének korai verzióiban. Ehelyett használja a  vagy a  lehetőséget a funkció leállításához.

1

Váltson szerelői üzemmódra.

5678

2

Lépjen a [7] pontra: Karbantartási mód és Megerősítés.

Karbantartási mód

A belépés a karbantartási módba néhány percig tarthat. A vezérlő logika átkapcsolás előtt befejezi a folyamatban lévő műveleteket.

Mégsem

Megerősítés

Eredmény:

A Térfűtés/-hűtés működése és a Használati meleg víz automatikusan kikapcsol.

3

Lépjen a [7.3] pontra: Karbantartási mód > Üzemeltetési próbaüzem

4

Válassza ki a tesztelni kívánt műveletet. Példa: [7.3.1] Térfűtés

7.3.1 - Üzemeltetési próbaüzem

- Térfűtés

Részletek

▶ Indítás

	Jelenlegi érték	Teszt folyamatban
Víz hőmérséklet megadása	0 °C	00:00:00
Kilépő víz hőmérséklet	0 °C	
Lemezes hőcserélő belépő víz hőmérséklete	0 °C	Teszt megkezdődött
		14 Márc 2025 16:36:54
Áramlásssebesség	0 l/min	

1

Érintse a Indítás lehetőséget a működési teszt futtatásához.

Eredmény:

A működési teszt elindul.

2

Érintse meg a Leállítás lehetőséget a működési teszt leállításához.

5	A működési teszt elvégzése után: 1 Válassza a  elemet a menübe való visszatérést. 2  elemet a Karbantartási mód üzemmódból való kilépéshez
6	A Karbantartási mód üzemmódból való kilépéskor a felhasználói felület automatikusan visszaállítja a működést (Térfűtés/-hűtésés Használati meleg víz) a Karbantartási mód üzemmódba való belépés előtti állapotba. Ellenőrizze, hogy az összes üzemmód a várt módon aktiválódott-e.

8.2.7 Működtető egység próbaüzemének végrehajtása

Rendeltetés
A működtető egységek próbaüzemével a különböző egységek működését ellenőrizheti. A Egység szivattyúja kiválasztásakor például elindul a szivattyú próbaüzeme.

**INFORMÁCIÓ**

Az alábbi eljárás azt jelzi, hogy meg kell érintenie a Leállítás lehetőség a funkció leállításához, de a Leállítás gomb NEM érhető el a felhasználói felület szoftverének korai verzióiban. Ehelyett használja a  vagy a  lehetőséget a funkció leállításához.

1	Váltson szerelői üzemmódra.  5678
2	Lépjen a [7] pontra: Karbantartási mód és Megerősítés. Karbantartási mód A belépés a karbantartási módba néhány percig tarthat. A vezérlő logika átkapcsolás előtt befejezi a folyamatban lévő műveleteket. MégsemMegerősítés Eredmény: A Térfűtés/-hűtés működése és a Használati meleg víz automatikusan kikapcsol.
3	Lépjen a [7.1] pontra: Karbantartási mód > Működtető próbaüzem.

4	Válassza ki a kívánt működtetőt. Példa: [7.1.4] Egység szivattyúja
	7.1.4 - Működtető próbaüzem - Egység szivattyúja Részletek Indítás Magas Áramlásebesség Jelenlegi érték 0 l/min Teszt folyamatban 00:00:00 Teszt megkezdődött 14 Márc 2025 16:36:54
1	Beállítások: Bizonyos működtetők esetében bizonyos beállításokat megadhat a teszt előtt.
2	Koppintson a Indítás elemre a teszt futtatásához. Eredmény: - A működtető értékei a részletes szakaszban láthatók. - Megkezdődik az időmérés.
3	Koppintson a Leállítás elemre a teszt leállításához.
5	A működtető tesztje után:
1	Válassza a elemet a menübe való visszatérést.
2	Válassza a elemet, hogy elhagyja a Karbantartási mód üzemmódot.
6	A Karbantartási mód üzemmódból való kilépéskor a felhasználói felület automatikusan visszaállítja a működést (Térfűtés/-hűtés Használati meleg víz) a Karbantartási mód üzemmódba való belépés előtti állapotba. Ellenőrizze, hogy az összes üzemmód a várt módon aktiválódott-e.

Lehetséges működtetőegység-próbaüzemek

Az egység típusától és a kiválasztott beállításoktól függően egyes tesztek nem lesznek láthatók.



INFORMÁCIÓ

A Segédűtőelem, a Bivalens és a Tartályos kazán működtető elemének vizsgálata során a beállított célhőmérsékletet nem tartják be. A komponens leáll, amikor elérte belső határértékeit. Ha ezeket a határértékeket eléri, a működtető elem vizsgálata folytatódik, és újra aktiválja az adott alkatrészt, amikor a korlátozások lehetővé teszik annak működését.

- [7.1.1] Segédűtőelem teszt
- [7.1.2] Bivalens teszt
- [7.1.3] Tartályos kazán teszt
- [7.1.4] Egység szivattyúja teszt



INFORMÁCIÓ

Győződjön meg róla, hogy az összes levegőt kiengedte a próbaüzem végrehajtása előtt. Valamint kerülje a próbaüzem folyamán a vízkör megzavarását.

- [7.1.5] Váltószelep teszt (a térfűtés és a tartályfűtés közötti váltásra való 3 utas szelep)
- [7.1.6] Kiegészítő fűtőelem teszt
- [7.1.7] Tartályszerű teszt
- [7.1.8] Megkerülő szelep teszt

Bizone mixing kitműködtető vizsgálatok



INFORMÁCIÓ

Ez a funkció NEM érhető el a felhasználói felület szoftverének korai verzióiban.

- [7.1.9] Kétzónás készlet keverőszelepe test
- [7.1.10] Kétzónás készlet közvetlen szivattyúja test
- [7.1.11] Kétzónás készlet vegyes szivattyúja test

A Bizone mixing kit esetében működtető elem vizsgálat végzéséhez lépjen a kezdőképernyőre, és működtesse a Térfűtés/-hűtés elemet, a fő zónához pedig állítson be megfelelő célhőmérsékletet. Ezután szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a szivattyúk működnek-e, a keverőszelep pedig forog-e.

8.2.8 Padlófűtési betonszáritás végrehajtása



MEGJEGYZÉS

A szerelő felelőssége:

- a cement gyártójával történő kapcsolatfelvétel a maximálisan engedélyezett hőmérséklettel kapcsolatban a cement repedezésének elkerülése érdekében,
- a padlófűtési betonszáritás programozása a cement gyártója által megadott kezdeti fűtési útmutatásai alapján,
- a beállítás helyes működésének ellenőrzése szabályos időközönként,
- a cement típusának megfelelő program végrehajtása.



MEGJEGYZÉS

A padlófűtési betonszáritás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a minimális áramlásebesség követelmények teljesülése garantált (lásd "8.2.4 A minimális áramlási sebesség ellenőrzése" [p. 39]).



MEGJEGYZÉS

Ha két zóna van kiválasztva, a padlófűtési betonszáritás csak a fő zónában hajtható végre.






INFORMÁCIÓ

Az alábbi eljárás azt jelzi, hogy meg kell érintenie a Leállítás lehetőség a funkció leállításához, de a Leállítás gomb NEM érhető el a felhasználói felület szoftverének korai verzióiban. Ehelyett használja a

vagy a lehetőséget a funkció leállításához.

1	Váltson szerelői üzemmódra.
2	Lépjen a [7] pontra: Karbantartási mód és Megerősítés.
	Karbantartási mód A belépés a karbantartási módba néhány percig tarthat. A vezérlő logika átkapcsolás előtt befejezi a folyamatban lévő műveleteket. Mégsem Megerősítés
	Eredmény: A Térfűtés/-hűtés működése és a Használati meleg víz automatikusan kikapcsol.

9 Átadás a felhasználónak


3	Lépjön a [7.4] ponthoz: Karbantartási mód > Betonszáritás 
1	Koppintson a Program létrehozása elemre, vagy a Program és + elemre a programlépés meghatározásához. A program több programlépésből, de legfeljebb 30 programlépésből állhat.  Minden programlépés tartalmazza a sorszámot, az időtartamot és a kívánt kilépő vízhőmérsékletet.
2	Beállítások: Megjegyzés: Ez a funkció NEM érhető el a felhasználói felület szoftverének korai verzióiban. A padlófűtési betonszáritás csak a fő zónában hajtható végre.
3	Koppintson a Indítás elemre a padlófűtési betonszáritás futtatásához.  Eredmény: - A padlófűtési betonszáritás elindul. Automatikusan leáll, ha minden lépés elkészült. - Egy előrehaladási sáv jelzi, hogy hol található a program jelenleg. - Megjelenik a program indítási ideje és becsült befejezési ideje a program aktuális ideje és időtartama alapján - A padlófűtési száritás képernyője kezdőképernyőként használt a program befejezéséig.
4	Koppintson a Leállítás elemre a padlófűtési betonszáritás leállításához.

4	A padlófűtési betonszáritás után:
1	Válassza a ↩ elemet a menübe való visszatérést.
2	Válassza ki a 🏠 elemet a Karbantartási mód üzemmódból való kilépéshez
5	A Karbantartási mód üzemmódból való kilépéskor a felhasználói felület automatikusan visszaállítja a működést (Térfűtés/-hűtés Használati meleg víz) a Karbantartási mód üzemmódba való belépés előtti állapotba. Ellenőrizze, hogy az összes üzemmód a várt módon aktiválódott-e.

9 Átadás a felhasználónak

A próbaüzem után, ha az egység megfelelően működik, győződjön meg arról, hogy a felhasználó megértette a következőket:

- Töltse ki a szerelői beállítások táblázatát (az üzemeltetési kézikönyvben) a tényleges beállításokkal.
- Győződjön meg róla, hogy a felhasználó rendelkezik a nyomtatott dokumentációval, és kérje meg, hogy őrizze meg azokat a későbbi használatához. Értesítse a felhasználót, hogy a teljes dokumentáció megtalálható az ebben a kézikönyvben már korábban említett URL-címen.
- Magyarázza el a felhasználónak, hogyan lehet megfelelően üzemeltetni a rendszert, és mit kell tenni, ha probléma merül fel.
- Mutassa meg a felhasználónak, mit kell elvégezni az egység karbantartásával kapcsolatban.
- Magyarázza el a felhasználónak az üzemeltetési kézikönyvben leírt energiatakarékosági tippeket.
- Magyarázza el a felhasználónak, hogy NE kapcsolja KI az egységek megszakítóit (c), hogy a védelem aktív maradjon. Külön táplált beltéri egység esetén (a) két megszakító van. A kültéri egységről (b) táplált beltéri egység esetén egy megszakító van.




- Magyarázza el a felhasználónak, hogy ha meg akarja semmisíteni az egységet, nem tudja ezt saját maga megtenni, kapcsolatba kell lépnie egy Daikin képzett szerelővel.
- Magyarázza el a felhasználónak, hogyan kell biztonságosan használni az R290 hűtőközeget. Erről további információt az ESIE22-02 "R290 hűtőközeget használó rendszerek" című szervizkézikönyvben talál (elérhető a <https://my.daikin.eu> oldalon).

10 Műszaki adatok

A legfrissebb műszaki adatok **egy része** elérhető a (nyilvánosan elérhető) regionális Daikin webhelyen. A legfrissebb műszaki adatok **teljes listája** a (hitelesítést igénylő) Daikin Business Portal webhelyen érhető el.

10.1 Csövek rajza: Beltéri egység



3D146091 A

A	Beltéri egység
B	Helyszínen szerelendő
C	Opcionális
a1	Térfűtés/-hűtés – Víz BEMENET (belső menetes, 1 1/4")
a2	Térfűtés/-hűtés – Víz KIMENET (belső menetes 1 1/4")
b1	HMV – Hideg víz BEMENET (külső menetes, 1")
b2	HMV – Meleg víz KIMENET (külső menetes, 1")
c1	Víz BEMENET a kültéri egységtől (belső menetes, 1 1/4")
c2	Víz KIMENET kültéri egységhez (belső menetes, 1 1/4")
d1	Víz BEMENET bivalens hőforrástól (csavarkötés, belső menetes, 1")
d2	Víz KIMENET bivalens hőforráshoz (csavarkötés, belső menetes, 1")
e	Kiegészítő fűtőelem
f	Tágulási tartály
g	Leeresztőszelep
h	Automatikus légtelenítő szelep
i	Biztonsági szelep (külső menetes, 1" – belső menetes 1 1/4")
j	Visszafolyás, szolár – Víz BEMENET
k	Visszafolyás, szolár – Víz KIMENET
l	Elzárószelep (dugós 1" – furatos 1 1/4")
m	Mágneses szűrő/porleválasztó
n	Ellenőrzőszelep
o	Leválasztó doboz
p	Gázérzékelő doboz

Érzékelők és működtetők:	
B1PW	Térfűtés víznyomás-érzékelője
B2L	Áramlásérzékelő
B4L	Gázérzékelő
M1P	Szivattyú
M1S	HMV-tartály szelep (3 utas szelep)
M3S	Megkerülőszelep (3 utas szelep)
M4S	Alaphelyzetben zárt elzárószelep (bemeneti szivárgásgátló) (gyorscsatlakozó – furatos 1")
Hőmérséklet-érzékelők:	
R1T	Hőmérséklet-érzékelő (víz BE)
R2T	Hőmérséklet-érzékelő (kiegészítő fűtőelem – víz KI)
R5T, R8T, R11T	Hőmérséklet-érzékelő (tartály)
R7T	Hőmérséklet-érzékelő (tartály – víz KI)
Csatlakozók:	
— —	Csavarkötés
→→	Hollandi anyás kötés
— —	Gyors csatlakozó
—●—	Forrasztott csatlakozó

10.2 Kábelezési rajz: beltéri egység

Lásd az egységhez mellékelt belső huzalozási rajzot (a beltéri egység kapcsolódobozza fedelének belsején). A használt rövidítések az alábbiak.

Megjegyzések az egység bekapcsolása előtt

Angol	Fordítás
Notes to go through before starting the unit	Megjegyzések az egység bekapcsolása előtt
X2M	Fő kivezetés – Kültéri egység
X40M	Fő kivezetés – Beltéri egység
X41M	Fő kivezetés – Kiegészítő fűtőelem
X42M, X43M	Nagyfeszültségű helyi vezetékek
X44M, X45M	Helyi vezetékek SELV-hez (biztonsági törpefeszültség)
-----	Földelővezeték
-----	Nem tartozék
①	Számos huzalozási lehetőség
	Opció
	Nincs felszerelve a kapcsolódobozban
	A huzalozás a modelltől függ
	PCB
Note 1: Connection point of the power supply for the BUH should be foreseen outside the unit.	1. megjegyzés: A kiegészítő fűtőelem tápellátásának csatlakozási pontját előre ki kell alakítani az egységen kívül.
Backup heater power supply	A kiegészítő fűtőelem tápellátása
☐ 6 kW (1N~, 230 V)	☐ 6 kW (1N~, 230 V)
☐ 9 kW (3N~, 400 V)	☐ 9 kW (3N~, 400 V)
User installed options	Felhasználó által beszerelt opciók
☐ Remote user interface	☐ Dedikált kényelmi felhasználói felület (szobatermosztátként használt BRC1HH)
☐ Ext. indoor thermistor	☐ Külső beltéri hőmérséklet-érzékelő
☐ Ext outdoor thermistor	☐ Külső kültéri hőmérséklet-érzékelő
☐ Safety thermostat	☐ Biztonsági termosztát
☐ Smart Grid	☐ Smart Grid
☐ WLAN cartridge	☐ WLAN-kazetta
☐ Bizone mixing kit	☐ Kétzónás keverőkészlet
Main LWT	Fő kilépő vízhőmérséklet
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ BE/KI termosztát (vezetékes)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ BE/KI termosztát (vezeték nélküli)
☐ Ext. thermistor	☐ Külső hőmérséklet-érzékelő
☐ Heat pump convector	☐ Hőszivattyú-konvektor
Add LWT	Kiegészítő kilépő vízhőmérséklet
☐ On/OFF thermostat (wired)	☐ BE/KI termosztát (vezetékes)
☐ On/OFF thermostat (wireless)	☐ BE/KI termosztát (vezeték nélküli)
☐ Ext. thermistor	☐ Külső hőmérséklet-érzékelő
☐ Heat pump convector	☐ Hőszivattyú-konvektor

Pozíció a kapcsolódobozban

Angol	Fordítás
Position in switch box	Pozíció a kapcsolódobozban

Jelölés

A1P		Hydro PCB
A2P	*	BE/KI termosztát (PC=áramkör)
A3P	*	Hőszivattyú-konvektor
A6P		Többlépcsős kiegészítő fűtőelem PCB
A12P		Távírányító PCB-je
A14P	*	A dedikált kényelmi felhasználói felület PCB-je (szobatermosztátként használt BRC1HH)
A15P	*	Fogadó PCB-je (vezeték nélküli BE/KI termosztát)
A30P	*	Kétzónás keverőkészlet PCB-je
F1B	#	Túláram-biztosíték – Kiegészítő fűtőelem
F2B	#	Túláram-főbiztosíték
K1A, K2A	*	Nagyfeszültségű Smart Grid-relé
M2P	#	Használatimelegvíz-szivattyú
M2S	#	2 utas szelep hűtés üzemmódhoz
M4S		Alaphelyzetben zárt elzárószelep (bemeneti szivárgásgátló)
P* (A14P)	*	Kivezetés
PC (A15P)	*	Áramforrás
Q*DI	#	Földzárlatvédelmi áramkör-megszakító
Q1L		A kiegészítő fűtőelem hővédője
Q4L	#	Biztonsági termosztát
R1H (A2P)	*	Páratartalom-érzékelő
R1T (A2P)	*	Környezeti hőmérséklet-érzékelő, BE/KI termosztát
R1T (A14P)	*	Környezeti hőmérséklet-érzékelő felhasználói felülete
R1T (A15P)	*	Környezeti hőmérséklet-érzékelő felhasználói felülete
R2T (A2P)	*	Külső érzékelő (padló vagy környezeti)
R6T	*	Külső beltéri vagy kültéri környezeti hőmérséklet-érzékelő
S1S	#	Kedvezményes kWh díjszabású elektromos áramkör csatlakozója
S2S	#	Áramfogyasztás-mérő 1. impulzusbemenete
S3S	#	Áramfogyasztás-mérő 2. impulzusbemenete
S4S	#	Smart Grid-betáplálás (Smart Gridfotovoltaikus impulzusmérő)
S10S-S11S	#	Kisfeszültségű Smart Grid-érintkező
S12S	#	Gázmérő bemenete
S13S	#	Napenergiás bemenet
ST6 (A30P)	*	Csatlakozó
X*A, X*Y, X*Y*		Csatlakozó
X*M		Kapocsléc
Z*C		Zajszűrő (ferritmag)

* Opcionális
Nem tartozék

A huzalozási rajzon lévő szöveg fordítása


Angol	Fordítás
(1) Main power connection	(1) Fő tápcsatlakozó
Indoor unit supplied separately	Külön táplált beltéri egység (standard)
Indoor unit supplied from outdoor unit	Kültéri egységből táplált beltéri egység

Angol	Fordítás
Normal kWh rate power supply	Normál kWh díjszabású elektromos áram
Outdoor unit	Kültéri egység
Standard	Normál
SWB	Kapcsolódoboz
(2) Backup heater power supply	(2) A kiegészítő fűtőelem tápellátása
4-pole fuse	4 pólusú biztosíték
(3) User interface	(3) Felhasználói felület
Remote user interface	Dedikált kényelmi felhasználói felület (szobatermosztátként használt BRC1HH)
Voltage	Feszültség
OR	VAGY
SD card	WLAN-kazetta kártyanyílása
3rd generation WLAN cartridge	Harmadik generációs WLAN-kazetta
(4) Shut-off valve - Inlet leak stop	(4) Alaphelyzetben zárt elzárószelep (bemeneti szivárgásgátló)
(5) Ext. thermistor	(5) Külső hőmérséklet-érzékelő
External ambient sensor option (indoor or outdoor)	Külső környezeti érzékelő opció (belső vagy kültéri)
Voltage	Feszültség
(6) Field supplied options	(6) Nem tartozék opciók
12 V DC pulse detection (voltage supplied by PCB)	12 V DC impulzusjelzés (a feszültséget a PCB biztosítja)
16 V DC detection (voltage supplied by PCB)	16 V DC jelzés (a feszültséget a PCB biztosítja)
230 V AC Control Device	230 V AC feszültségű vezérlőeszköz
Alarm output	Riasztás kimenete
Bizone mixing kit	Kétzónás keverőkészlet
Contact rating	Érintkező névleges értékei
Continuous	Folyamatos áramerősség
DHW pump output	Használatimelegvíz-szivattyú kimenete
DHW pump	Használatimelegvíz-szivattyú
Electric pulse meter input	Áramfogyasztás-mérő
Ext. heat source	Külső hőforrás
For HV Smart Grid	Nagyfeszültségű Smart Grid esetén
For LV Smart Grid	Kisfeszültségű Smart Grid esetén
Gas meter	Gázmérő
Inrush	Beömlési áramerősség
Max. load	Maximális terhelés
Min. load	Minimális terhelés
ON/OFF output	BE/KI kimenet
Only for HPSU	Csak HPSU-hoz
Only for HPSU solar input	Csak HPSU napenergiás bemenethez
Preferential kWh rate power supply contact	Kedvezményes kWh díjszabású elektromos áramkör csatlakozója
Safety thermostat contact	Biztonsági termosztát érintkező
Shut-off valve NC	Elzárószelep – Alaphelyzetben zárt
Shut-off valve NO	Elzárószelep – Alaphelyzetben nyitott

Angol	Fordítás
Smart Grid PV power pulse meter	Smart Grid fotovoltaikus impulzusmérő
Space cooling/heating	Térhűtés/fűtés
Voltage	Feszültség
(7) External On/OFF thermostats and heat pump convector	(7) Külső BE/KI termosztátok és hőszivattyú-konvektor
Additional LWT zone	Kiegészítő kilépő vízhőmérsékleti zóna
For external sensor (floor or ambient)	Külső érzékelő esetén (padló vagy környezeti)
For heat pump convector	Hőszivattyú-konvektor esetén
For wired On/OFF thermostat	Csak vezetékes BE/KI termosztát esetén
For wireless On/OFF thermostat	Csak vezeték nélküli BE/KI termosztát esetén
Main LWT zone	Fő kilépő vízhőmérsékleti zóna
Max. load	Maximális terhelés

10 Műszaki adatok

Elektromos csatlakozási rajz
További részletekért ellenőrizze az egység huzalozását.




4D152935 A 1/2


Opcionális alkatrész

Fő kilepő vízhőmérsékleti zóna



Vezetékes Be/Ki termosztáthoz

3 mag
1 mm²

Hőszivattyú-konvektorhoz


4 mag
1 mm²

Vezeték nélküli be/ki termosztáthoz


2 mag
1 mm²

Kilépő vízhőmérsékleti zóna hozzáadása



Vezetékes Be/Ki termosztáthoz

3 mag
1 mm²


Hőszivattyú-konvektorhoz

4 mag
1 mm²

Vezeték nélküli be/ki termosztáthoz

2 mag
1 mm²

BELTÉRI EGYSÉG



Riasztás kimenete

Max. terhelés:
0,3 A - 230 V AC

Külső Hőforrás

Max. terhelés:
0,3 A - 230 V AC

Térhűtés/-fűtés

Max. terhelés:
0,3 A - 230 V AC

Elzárószelep, alaphelyzetben zárt

Max. terhelés:
0,1 A - 230 V AC

Elzárószelep, alaphelyzetben nyitott

Max. terhelés:
0,1 A - 230 V AC

HMV-kimenet

Max. terhelés:
0,3 A - 230 V AC

HMV-szivattyú

HMV-szivattyúkimenet
Max. terhelés:
2 A (beömlesztés) - 230 V AC
1 A (folyamatos)

Külső környezeti érzékelő opció (beltéri vagy kültéri)

Feszültség: 5 V DC

Távolsi felhasználói felület

Feszültség: 16 V DC

Kétzónás keverőkészlet

Feszültség: 12 V DC

4D152935 A 2/2



4P773389-1 0000000Z

Copyright 2024 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P773389-1 2024.11